



**Scotch-Weld™**  
Structural Adhesive



## 3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico Flexible Serie 8600

# La solidez de un acrílico estructural. La flexibilidad de un sellador.

El 3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico Flexible Serie 8600 ofrece un conjunto exclusivo de beneficios. Proporciona la flexibilidad de un sellador combinada con la solidez y la velocidad de curado de un adhesivo acrílico, lo que le permite utilizarlo en diseños más flexibles.



**Limita la visibilidad de la línea de unión:** ayuda a conservar la apariencia estética de las superficies delgadas y planas.



**Flexible como un sellador:** para ofrecer mayor resistencia a impactos.



**Gran elongación, hasta el 200 %:** soporta tensiones entre materiales distintos. **Curado**



**rápido y fuerte:** para favorecer la alta velocidad de montaje y la productividad. **Ofrece**



**nuevas oportunidades de diseño:** amplíe las posibilidades.



**Clasificado como no inflamable y formulación con bajo olor:** para ayudar a mejorar el entorno de trabajo.

# 3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico Flexible Serie 8600

Nuestra gama ampliada de adhesivos acrílicos rápidos y fáciles de usar, diseñada para ayudarlo a replantear su forma de hacer las cosas, lo liberará para crear nuevos diseños. También ayudará a mejorar la productividad al construir mejores uniones en un entorno con poco olor.

**Los mercados incluyen:** transporte, ferrocarril, señalización y paneles arquitectónicos

**Entre sus aplicaciones se incluyen las siguientes:** unión de panel a marco

Producto (color)	Características principales	Vida en almacén	Tamaño	Referencia (UPC)	Ref. material
<b>3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico Flexible DP8610NS (Negro)</b>	Vida de mezcla de 10 minutos y tiempo de endurecimiento de 18 minutos	12 meses*	45 ml	00-638060-40836-0	7100233359
			490 ml	00-638060-40837-7	7100232802
			bidón 18.9 L B	00-638060-40838-4	7100234673
			bidón 189 L B	00-638060-40839-1	7100234570
<b>3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico Flexible DP8625NS (Negro)</b>	Vida de mezcla de 23 minutos y tiempo de endurecimiento de 28 minutos	12 meses*	45 ml	00-638060-40972-5	7100244478
			490 ml	00-638060-40973-2	7100244477
			bidón 18.9 L B	00-638060-40974-9	7100244476
			bidón 189 L B	00-638060-40975-6	7100244859
<b>3M™ Scotch-Weld™ Acelerador de Adhesivo Acrílico A3-2</b>	Se usa para mezclar con productos de la serie 8600 de 18.9 y 208 L	24 meses*	bidón 3.79 L A	00-638060-40862-9	7100233358
			bidón 18.9 L A	00-638060-40863-6	7100234571

\* A partir de la fecha de fabricación en envases originales sin abrir conservados en las condiciones de almacenamiento recomendadas.



## Más información

**Garantía y limitaciones:** 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con las especificaciones de producto de 3M aplicables en el momento en que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN EXPLÍCITA O TÁCITA, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, GARANTÍAS O CONDICIONES TÁCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR. Si un producto 3M no cumple esta garantía, el único y exclusivo remedio sería, a discreción de 3M, sustituir el producto 3M o reembolsar el precio de compra. **Limitación de responsabilidades:** Excepto por la limitación de remedio establecida anteriormente, y excepto en la medida en que lo prohíba la ley, 3M no será responsable en caso de pérdida o daño originado o relacionado con el producto 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría jurídica o equitativa reivindicada.

3M y Scotch-Weld son marcas comerciales de 3M Company.

©2021 3M. Todos los derechos reservados. Feb. 2021



70-0716-1699-2