

3M™ Scotch-Weld™ Adesivo acrilico flessibile serie 8600

La forza di un acrilico strutturale. La flessibilità di un sigillante.

Offrendo una serie unica di vantaggi, 3M™ Scotch-Weld™ Adesivo Acrilico flessibile serie 8600 offre la flessibilità di un sigillante combinata con la forza e la velocità di polimerizzazione di un adesivo acrilico, consentendo di essere più flessibili nel design.





Limita la marcatura in corrispondenza della linea di incollaggio: aiuta le superfici sottili e piane a mantenere il loro aspetto estetico.



Flessibile come un sigillante: per una maggiore resistenza agli urti. Elevate capacità di



allungamento fino al 200%: resiste alle sollecitazioni tra materiali dissimili.



Polimerizzazione veloce e forte: per velocità di assemblaggio e produttività.



Offre nuove opportunità per il design: espande ciò che è possibile.



Classificazione non infiammabile e formulazione a basso odore: per contribuire a migliorare l'ambiente di lavoro.

3M[™] Scotch-Weld[™] Adesivo acrilico flessibile serie 8600

Progettata per contribuire a ridefinire il modo in cui realizzare le cose, la nostra gamma ampliata di adesivi acrilici veloci e facili da usare ti consentirà di creare nuovi design. Inoltre, contribuirà a migliorare la produttività, realizzando assemblaggi migliori in un ambiente a basso livello di odore.

I mercati includono: trasporti, ferroviario, segnaletica e costruzione di pannelli architettonici Le applicazioni includono: incollaggio di pannelli su telai

Prodotto (colore)	Caratteristiche principali	Durata di conservazi- one	Dimensioni	UPC	Stock #.
3M™ Scotch- Weld™ Adesivo acrilico flessibile DP8610NS (nero)	Tempo di lavorabilità di 10 minuti, tempo di ma- nipolazione in 18 minuti	12 mesi*	45 ml	00-638060-40836-0	7100233359
			490 ml	00-638060-40837-7	7100232802
			fusto 18.9 L B	00-638060-40838-4	7100234673
			fusto 189 L B	00-638060-40839-1	7100234570
3M™ Scotch- Weld™ Adesivo acrilico flessibile DP8625NS (nero)	Tempo di lavorabilità di 23 minuti, tempo di ma- nipolazione in 28 minuti	12 mesi*	45 ml	00-638060-40972-5	7100244478
			490 ml	00-638060-40973-2	7100244477
			fusto 18.9 L B	00-638060-40974-9	7100244476
			fusto 189 L B	00-638060-40975-6	7100244859
3M™ Scotch-Weld™ Accelerante per adesivo acrilico A3-2	Usato in miscela con i prodotti della serie 8600 da 18.9 e 208 L	24 mesi*	fusto da 3.79 L A	00-638060-40862-9	7100233358
			fusto da 18.9 L A	00-638060-40863-6	7100234571

^{*} Dalla data di produzione, conservato nei contenitori originali non aperti e nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.

Garanzia e Rimedio Limitato: 3M garantisce che ciascun prodotto 3M è conforme alle specifiche diprodotto 3M applicabili al momento della spedizione del prodotto. 3M DECLINA OGNI ALTRA GARANZIAO CONDIZIONE, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSA QUALSIASI GARANZIA O CONDIZIONE IMPLICITADI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. Se un prodotto 3M non dovesse essereconforme alla presente garanzia, l'unico ed esclusivo rimedio sarà, a discrezione di 3M, la sostituzione delprodotto 3M o il rimborso del prezzo di acquisto. Limitazione di responsabilità: fatta eccezione per lecondizioni limitate di cui sopra, e ad eccezione di quanto proibito dalla legge, 3M non sarà responsabile perqualsiasi perdita o danno derivante da o collegato al prodotto 3M, sia diretto, indiretto, speciale, incidentale oconsequenziale, indipendentemente dalla teoria legale o egua asserita.

3M e Scotch-Weld sono marchi commerciali di 3M Company.

© 2021 3M. Tutti i diritti riservati. Febbraio 2021



