



Scotch-Weld™
Structural Adhesive



3M™ Scotch-Weld™ Flexibele acrylaatlijm 8600-serie

De sterkte van structurele acrylaat. De flexibiliteit van een kit.

3M™ Scotch-Weld™ Flexibele acrylaatlijm 8600-serie biedt de flexibiliteit van een kit in combinatie met de sterkte en uithardingsnelheid van een acrylaatlijm, waardoor u flexibeler kunt zijn in uw ontwerp.



Beperkt de doortekening van de verbindingslijn: zodat dunne, platte oppervlakken hun esthetische uitstraling kunnen behouden.



Flexibel als een kit: voor een grotere schokbestendigheid. **Hoge rekbaarheid, tot 200%:**



bestand tegen de spanning tussen verschillende materialen. **Snelle, sterke uitharding:** voor



assemblagesnelheid en productiviteit.



Biedt nieuwe ontwerpkanalen: breidt de mogelijkheden uit.



De classificatie niet-ontvlambaar en een geurarme formule: voor een bijdrage aan een betere werkomgeving.

3M™ Scotch-Weld™ Flexibele acrylaatlijm 8600-serie

Ontwikkeld om u te helpen veranderen hoe u dingen maakt; ons uitgebreide assortiment snelle en gemakkelijk te gebruiken acrylaatlijmen geeft u meer ontwerpvrijheid. Ze kunnen ook de productiviteit verbeteren, doordat u betere assemblages maakt in een geurarme omgeving.

Markten zijn onder meer: transport, spoor, (reclame)borden & architectonische panelen

Tot de toepassingen behoren: paneel-op-frame-verbindingen

Product (kleur)	Belangrijkste kenmerken	Houdbaarheid	Maat	Barcode	Voorraadnr.
3M™ Scotch-Weld™ Flexibele acrylaatlijm DP8610NS (zwart)	Verwerkingstijd van 10 minuten; verwerkingssterkte na 18 minuten	12 maanden*	45 ml	00-638060-40836-0	7100233359
			490 ml	00-638060-40837-7	7100232802
			18.9 L vat B	00-638060-40838-4	7100234673
			189 L vat B	00-638060-40839-1	7100234570
3M™ Scotch-Weld™ Flexibele acrylaatlijm DP8625NS (zwart)	Verwerkingstijd van 23 minuten; verwerkingssterkte na 28 minuten	12 maanden*	45 ml	00-638060-40972-5	7100244478
			490 ml	00-638060-40973-2	7100244477
			18.9 L vat B	00-638060-40974-9	7100244476
			189 L vat B	00-638060-40975-6	7100244859
3M™ Scotch-Weld™ Acrylaatlijm-versneller A3-2	Wordt gebruikt om te mengen met 18.9 & 208 L 8600-serie producten	24 maanden*	3.79 L emmer A	00-638060-40862-9	7100233358
			18.9 L emmer A	00-638060-40863-6	7100234571

* Vanaf de fabricagedatum in ongeopende originele verpakking bewaard onder de aanbevolen opslagomstandigheden.



Klik of Scan
Ons contacteren
Brochure
Video
Gegevensblad
Waar te koop

Garantie en beperkte rechtsmiddelen: 3M garandeert dat elk 3M product voldoet aan de toepasselijke 3M productspecificaties op het moment dat 3M het product verzendt. 3M GEEFT GEEN ANDERE GARANTIES OF CONDITIES, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, INCLUSIEF GARANTIES OF CONDITIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOREEN BEPAALD DOEL. Als het 3M-product niet voldoet aan deze garantie, is het enige en exclusieve rechtsmiddel, naar goedgevonden van 3M, vervanging van het 3M-product of terugbetaling van de aankoopprijs. **Beperking van aansprakelijkheid:** Met uitzondering van het hierboven vermelde beperkte rechtsmiddel en behalve voor zover dit wettelijk verboden is, is 3M niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met het 3M product, hetzij directe, indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst of zakelijke kansen), ongeacht de aangevoerde rechtsleer of billijkheidsprincipes, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garantie, contract, nalatigheid of risicoaansprakelijkheid.

3M en Scotch-Weld zijn handelsmerken van 3M Company.

© 2021 3M. Alle rechten voorbehouden. Februari 2021

70-0716-1699-2

