




3M™ VHB™ テープ 5600 シリーズ



特徴

- 主な用途をカバーするラインナップ
：3種類の厚み（0.4mm、0.8mm、1.1mm）、2種類のライナー（紙、フィルム）
- 日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 一種一号に適合
- 高温の焼き付け塗装にも適合する接着性能

用途

- 様々な業界での部品、補強材の固定に最適
- 機械接合（溶接、ネジ、リベット）からの置き換え
- 金属、ABS、アクリルなど様々な素材に使用可能

用途事例 補強材（スティフナー）固定など

スチールドア製造時の使用事例



特装車



エレベーター



一般特性

フィルムライナーイメージ



紙ライナーイメージ



製品番号		5604A-GF	5608N-GF	5611N-GF
色		グレー		
厚み	テープ	0.4 mm	0.8 mm	1.1 mm
	剥離紙	0.13 mm ポリエチレンフィルム		


製品番号		5604A-GP	5608N-GP	5611N-GP
色		グレー		
厚み	テープ	0.4 mm	0.8 mm	1.1 mm
	剥離紙	0.13 mm 平面紙		

製品番号		5604N-WP	5608N-WP	5611N-WP
色		ホワイト		
厚み	テープ	0.4 mm	0.8 mm	1.1 mm
	剥離紙	0.13 mm 平面紙		

製品特性

3M 法 試験項目	5604A-GF 5604A-GP 5604N-WP	5608N-GF 5608N-GP 5608N-WP	5611N-GF 5611N-GP 5611N-WP
90度方向剥離力 N/cm	28	44	49
T型剥離力 N/cm	23	35	43
せん断接着力 N/cm	205	187	170
引張接着力 N/cm	107	115	83

せん断接着力(N/cm²) 被着体：SUS



JIS 試験項目				性能		
				3種 (室内用)	2種 (一般用)	1種 (構造用接合部) 2号 1号
接着力	常態	90度引きはがし接着力 N/10mm		12以上	15以上	
		引張せん断接着力 N/100mm ²		35以上	53以上	
	耐熱サイクル処理後	引張せん断接着力 N/100mm ²	180℃ × 30分 × 2回	—		48以上
	耐熱処理後	引張せん断接着力 N/100mm ²	80℃ × 720時間	—	32以上	48以上
	促進耐候性処理後	引張せん断接着力 N/100mm ²	1000時間	—		48以上
	耐湿熱性処理後	引張せん断接着力 N/100mm ²	50℃ × 95%RH × 720時間	—		48以上
保持力	耐熱性	180℃ × 30分		—		落下してはならない
		80℃ × 7日		—		落下してはならない

全厚みラインアップが JIS Z 1541 一種一号に適合

上記の値は代表値もしくは実測値であり規格値ではありません。

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任を負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、VHB は、3M 社の商標です。

3M

スリーエム ジャパン株式会社
テープ・接着剤製品事業部



Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2023. All Rights Reserved.
ISD-340-C

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-511

9:00~17:00 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)