

3M™ E-A-Rcaps™ Tapones con banda

Ficha técnica



Descripción del producto

Los tapones con banda 3M™ E-A-Rcaps™ están equipados con puntas diseñadas para sellar la entrada del canal auditivo (semiaural) y ayudar a reducir la exposición a niveles de ruido perjudiciales. Los protectores auditivos 3M™ E-A-Rcaps™ están aprobados para su uso solo bajo el mentón (U-T-C).

Estos tapones pueden utilizarse como protección en entornos de ruido moderado y proporcionan una protección eficaz con todas las frecuencias de prueba. Para más información véase la tabla de atenuaciones.

Características clave

- ▶ SNR 24 dB
- ▶ Una alternativa más ligera a las orejeras (masa = 8 g)
- ▶ La banda flexible se pone bajo el mentón, lo que contribuye a la compatibilidad con otros EPI, como los cascos de protección.
- ▶ La banda, ideal para uso intermitente, se puede dejar fácilmente alrededor del cuello cuando no se usa
- ▶ Banda flexible y duradera que se puede lavar y reutilizar varias veces
- ▶ La punta de espuma suave proporciona un buen sellado acústico y mejor confort
- ▶ Hay tapones de repuesto disponibles (ES-01-300 / ES-01-301)
- ▶ Compatibles con el sistema de validación para los dos oídos 3M™ E-A-Rfit™.

Normas y homologación

Este producto se ajusta a las directivas o reglamentos correspondientes para cumplir con los requisitos de la marca CE y/o UKCA.

El texto completo de la Declaración de conformidad se encuentra disponible en la siguiente dirección de Internet:
www.3M.com/hearing/certs.

Materiales

Banda	Polycarbonato (PC)
Puntas	Espuma de poliuretano

Aviso importante

El uso del producto de 3M descrito en este documento supone que el usuario posee experiencia previa con este tipo de producto y que solo lo utilizará un profesional competente. Antes de usar este producto de cualquier forma, se recomienda realizar unas cuantas pruebas para validar su rendimiento en la aplicación prevista. Toda la información y los detalles de especificaciones contenidos en este documento son inherentes a este producto específico de 3M y no se aplicarán a otros productos o entornos. Toda acción o uso de este producto que infrinja el contenido de este documento supondrán un riesgo para el usuario. El cumplimiento de la información y las especificaciones relativas al producto de 3M contenidas en este documento no exime al usuario de cumplir otras directrices (normas de seguridad, procedimientos, etc.). Se debe observar en todo momento el cumplimiento de los requisitos operativos, sobre todo los relativos al entorno y al uso de herramientas con este producto. El grupo 3M (que no puede verificar ni controlar tales elementos) no será responsable de las consecuencias de cualquier infracción de dichas normas, que permanecerán ajenas a su decisión y control. Las condiciones de la garantía de los productos de 3M se determinan mediante los documentos del contrato de venta y la cláusula obligatoria de aplicación, que excluye cualquier otra garantía o compensación.

División de Seguridad Personal

3M España, S.L.
c/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
Madrid, 28027
Tel: 91 722 40 75
E-mail: porsuseguridad@mmm.com
www.3M.com/es/seguridad

Versión 2

Esta versión constituye el documento único aplicable a los productos desde su fecha de publicación.

© 3M 2023.

3M, E-A-Rcaps y E-A-Rfit son marcas registradas de 3M Company. Todos los derechos reservados.

Rango de tamaños de cabeza

S/M/L

Valores de atenuación:

Modo de uso bajo el mentón (U-T-C)



	Frecuencia (Hz) <i>f</i>								H	M	L	SNR
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
Mf (dB)	20,6	19,4	19,2	18,4	21,2	29,9	37,7	39,3	28,3	21,5	19,7	25,0
Sf (dB)	3,2	4,6	1,9	2,2	2,3	4,0	4,9	3,5	2,2	1,7	1,5	1,5
APVf (dB)	17,4	14,8	17,3	16,2	18,9	25,9	32,8	35,8	26	20	18	24

Leyenda:

f = frecuencia de prueba

Mf = valor de atenuación media

Sf = desviación estándar

APVf (Mf - Sf) = valor de protección asumido

H = valor de atenuación de alta frecuencia
(reducción del nivel de ruido prevista con LC: LA = -2 dB)

M = valor de atenuación de frecuencia media
(reducción del nivel de ruido prevista con LC: LA = 2 dB)

L = valor de atenuación de baja frecuencia
(reducción del nivel de ruido prevista con LC: LA = 10 dB)

SNR = índice de reducción único (el valor que se resta del nivel de presión sonora ponderado C, LC, para calcular el nivel de presión sonora ponderado A efectivo en el canal auditivo)

La información sobre la vida de almacenamiento y la vida útil se puede consultar en las instrucciones de usuario.