

Descripción del producto

Producto compuesto por vinilo entrelazado, con un respaldo sólido también hecho de vinilo (tramas de vinilos insertadas / fusionadas en el respaldo).

Uso

El tapete Nomad^{MR} Extra Resistente tiene como uso principal servir como barrera para contener la suciedad en áreas donde hay un alto tráfico de personas. Esto evita que la suciedad sea "transportada" al interior de las instalaciones o recintos. Funciona como un excelente complemento en el mantenimiento de pisos, al prolongar su durabilidad y disminuir los costos de mantenimiento y limpieza. El tapete Nomad^{MR} de línea Extra Resistente debe usarse para tráfico de alto a muy alto (más de 4500 personas / día).

Ideal para usar en ascensores.

Color

Disponible en gris grafito, gris claro, azul marino y rojo

Medidas

Rollo de 1,2m x 10,0m y 1,2m x 70m

Características Especiales

También se puede personalizar con el tapete Nomad^{MR} TCN Línea Noble. El proceso permite la inserción de imágenes, textos y logotipos en el tapete. Nota: El tapete Nomad^{MR} Extra Resistente tiene un grosor mayor que el tapete de la línea Noble, por lo tanto, en el caso de ser personalizado tendremos una diferencia de altura en la personalización final.

Como barrera contra la suciedad, atrapa, retiene y oculta principalmente partículas sólidas con solo caminar por encima.

Puede recibir tráfico de montacargas, autos pequeños y otros vehículos cuyo peso no exceda el de un automóvil pequeño; sin embargo, el tapete Nomad^{MR} de línea Extra Resistente no es adecuado para la aplicación anterior si se producen maniobras en el tapete.

Además de ser lavable, no propaga llamas, inhibe el crecimiento de hongos y es antideslizante.

El tapete está compuesto de un respaldo de vinilo sólido (no espumado) y filamentos de vinilo entretrejidos. Los filamentos se fijan al respaldo mediante fusión térmica durante el proceso de producción, es decir, se insertan en el respaldo de la alfombra (sin pegar), lo que garantiza una mayor resistencia en el manejo y uso de la alfombra.

Producto totalmente reciclable (PVC).

Garantía de 1 año para defectos de fabricación.

Propiedades Físicas

Producto compuesto por vinilo entrelazado, con un respaldo sólido también hecho de vinilo (tramas insertadas / fusionadas en el respaldo).

Peso (promedio): 5,6 kg/m² ASTM D418-68

Altura nominal (trama + respaldo): 15,0mm ASTM-D418-68

Ancho: 1,20m ASTM-D418-68

ATENCIÓN: Las dimensiones físicas del tapete Nomad Extra Resistente se caracterizan antes de embalarla. Después de eso, es natural que el producto experimente variaciones en las especificaciones, generalmente relacionadas con la presión y la temperatura. Estas variaciones se recuperan en la personalización o el uso regular del tapete Nomad Extra Resistente. Si está interesado en tomar medidas, siempre se recomienda reacondicionar el producto con anticipación, estírelo sobre una superficie plana y deje que absorba algo de calor durante un corto período de tiempo.

Resistencia Química

Agua: excelente

Agua + alcohol etílico (50%): bueno

Disolventes de hidrocarburos: malo

Aceite vegetal y / o animal: malo

Ácido sulfúrico y otros ácidos: malo
Gasolina: mala
Compuestos de glicerina, aceitosos o acuosos: malo

EN CASO DE DUDAS SOBRE LA RESISTENCIA QUÍMICA DEL TAPETE NOMAD EXTRA RESISTENTE A OTROS PRODUCTOS NO MENCIONADOS ANTERIORMENTE, CONTACTE CON EL SERVICIO TÉCNICO DE 3M.

Preparación para la instalación:

Nota: No instale el tapete si no está recto. Déjalo reposar durante 24 horas.

1. Limpie el área donde se instalará el tapete Nomad Extra Resistente. Elimine toda la grasa, aceite, agua, escombros, etc. Use un producto químico de limpieza adecuado para la condición del piso.
2. Deje secar el piso antes de instalar la alfombra.

Limpieza:

Es importante seguir estas pautas cuidadosamente para lograr un rendimiento óptimo del producto, además de ser necesario para la garantía aplicable.

Mantenimiento diario:

1. Enrolle el tapete Nomad Extra Resistente y llévelo a un área donde pueda sacudirse.
2. Agite el tapete Nomad Extra Resistente para eliminar la suciedad suelta o aspirar.
3. Limpie el lugar donde se coloca el tapete Nomad Extra Resistente, así como la parte inferior del tapete, evitando así que se deslice.
4. Enrolle de nuevo y ponlo en su lugar.

Mantenimiento periódico:

1. Enrolle el tapete Nomad Extra Resistente y llévelo a un área donde pueda sacudirse
2. Agite el tapete Nomad Extra Resistente para eliminar la suciedad suelta o aspirar.
3. Frote el tapete Nomad Extra Resistente con agua y detergente suave para completar la limpieza.
4. Enjuague y deje secar al aire (sin colgar).

Máquina de alta presión:

1. Use la máquina de alta presión. (Obs. Deje el chorro de la máquina en forma de ventilador abierto).
2. Cuelgue el tapete Nomad Extra Resistente o estírelo en un piso inclinado.
3. Elimine completamente la suciedad del tapete Nomad Extra Resistente con el chorro de agua.
4. Enjuague bien el tapete Nomad Extra Resistente si ha usado detergente neutro.
5. Deje secar el tapete Nomad Extra Resistente (sin colgarlo).

Importante:

1. 3M no recomienda el uso del tapete Nomad^{MR} Extra Resistente sobre alfombras o superficies similares, debido a la pérdida de la característica antideslizante en estas superficies.
2. Asegúrese de que el tapete Nomad^{MR} Extra Resistente y el piso estén completamente secos antes de colocar el tapete en el piso.
3. Limpiar el piso y debajo del tapete Nomad^{MR} Extra Resistente es esencial para evitar que el tapete no se deslice.

4. La frecuencia de la limpieza depende del lugar donde está ubicado el Nomad^{MR} Extra Resistente y resulta un factor determinante para ejercer la garantía del producto.
5. Inspeccione periódicamente tapete Nomad^{MR} Extra Resistente y el piso debajo del mismo. Elimine la grasa, el agua y otros residuos que puedan afectar el rendimiento del tapete.
6. El almacenamiento del tapete Nomad^{MR} Extra Resistente ya sea en formato de rollo o ya personalizado, debe de realizarse respetando los siguientes criterios: enrollar (en posición horizontal) y no doblar ni colgar. Mantener en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.
7. No utilice solventes clorados ni limpiadores fuertes (alcalinos o ácidos) para la limpieza.
8. Siempre enrolle el tapete para transportarlo. Nunca lo arrastre por los extremos.
9. Para usos en los que se colocarán objetos, equipos y / o vehículos en la parte superior del tapete Nomad^{MR} Extra Resistente, asegúrese de que no haya contacto del tapete de vinilo con productos como aceites, grasas, potenciadores de brillo para llantas ("llanta negra"), combustibles y otros productos que pueden ser agresivos para el tapete. Si hay contacto con los productos mencionados anteriormente, se recomienda la limpieza inmediata de esta zona del tapete.
10. En caso de dudas sobre el uso y la compatibilidad, consulte siempre al Servicio Técnico.