

Descripción:

El 3M Desodorante Aroma a Frescura 13A se diluye utilizando únicamente el Dispensador de montaje en pared del Sistema de control de flujo 3M™ o el Dispensador portátil del Sistema de control de flujo 3M™.

El 3M Desodorante Aroma a Frescura 13L es un producto concentrado que se diluye y dispensa utilizando únicamente el Sistema de gestión de productos químicos de limpieza 3M™ Twist 'n Fill™.

El desodorizante listo para usar está diseñado para ser muy eficaz en el control olores desagradables.

Características especiales

- Fragancia duradera
- Fragancia muy agradable
- Inofensivo para la mayoría de las superficies
- Actuación rápida
- Los residuos no deben causar superficies resbalosas
- pH neutro

Aplicaciones

Úselo en cualquier lugar donde haya necesidad de controlar olores desagradables como:

- Hoteles y moteles
- Oficinas
- Cuartos de aseo
- Vestidores
- Salones
- Salas de reuniones
- Lavado de automóviles

Empaque**El 3M Desodorante Aroma a Frescura 13A**

- Botella de 0.5 galones
- 4 botellas por caja

Cada botella de 0.5 galones hace 30 galones listos para usar de desodorante.

El 3M Desodorante Aroma a Frescura 13L

- Botella de 0.528 galones
- 6 botellas por caja

Cada botella de 0.528 galones rinde 30 galones listos para usar de desodorante.

Instrucciones de uso general

Dosificar 3M Desodorante Aroma a Frescura 13A utilizando el 3M™ dispensador del Sistema de control de flujo 3M™ en una botella de pulverización debidamente etiquetada.

Dosificar el 3M Desodorante Aroma a Frescura 13L usando el Sistema de Gestión de Productos Químicos de Limpieza Twist'n Fill™ de 3M™ en una botella de pulverización debidamente etiquetada.

1. Configure el pulverizador de gatillo para rociar una niebla.
2. Apunte el pulverizador de gatillo hacia el centro del área a desodorizar y rocíe según sea necesario.

NOTA: Consulte las fichas de datos de seguridad del producto para obtener información específica sobre riesgos para la salud, primeros auxilios e información de precaución.

- SDS 20-4425-3 (Concentrado)
- SDS 20-4453-5 (Listo Para Usar)

Aviso importante al usuario

Información técnica:

La información técnica, las recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento se basan en pruebas o experiencias que 3M creen que son confiables, pero la exactitud o integridad de dicha información no está garantizada.

Uso del producto

Muchos factores más allá del control de 3M y exclusivamente dentro del conocimiento y control del usuario pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto 3M en una aplicación en particular. Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto 3M, el usuario es el único responsable de evaluar el producto 3M y determinar si es apto para un propósito particular y adecuado para el método de aplicación del usuario.

Garantía

3M garantiza que cada producto de 3M estará libre de defectos en el material y la fabricación durante 90 días a partir de la fecha de compra del distribuidor autorizado de 3M.

3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.

Remedio limitado

Si un producto de 3M no cumple con esta garantía, el remedio único y exclusivo es, a opción de 3M, el reemplazo del producto de 3M o el reembolso del precio de compra.

Sin extensión de garantía

En el caso de un reclamo de garantía aprobado, el Producto de reemplazo solo tendrá el plazo restante del período de garantía original.

Limitación de responsabilidad

Excepto donde lo prohíba la ley, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja del producto 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría legal afirmada.