

## Descripción:

El 3M™ Limpiador de Vidrio Concentrado 1A se diluye utilizando únicamente el Dispensador de montaje en pared del Sistema de control de flujo 3M™ o el Dispensador portátil del Sistema de control de flujo 3M™.

El 3M™ Limpiador de Vidrio Concentrado 1L es un producto concentrado que se diluye y dispensa utilizando únicamente el Sistema de gestión de productos químicos de limpieza 3M™ Twist 'n Fill™. El uso o la dilución inadecuados pueden alterar el rendimiento del producto y aumentar el riesgo de efectos sobre la salud.

Los limpiadores de vidrio de 3M™ son limpiadores de vidrio de secado rápido que no dejan rayas, formulados para limpiar eficazmente la suciedad, las manchas de agua, el aceite, el lápiz labial y la laca para el cabello de una variedad de superficies de vidrio y espejos.

## Características especiales

- La dosificación automática elimina la medición y la mezcla y ayuda a garantizar diluciones precisas.
- Certificación Green Seal™ GS-37
- Fragancia agradable
- Fórmula libre de amoníaco
- Tolerante al agua dura

## Aplicaciones

- Ventanas
- Espejos y otras superficies espejadas
- Vidrio

## Empaque

El 3M™ Limpiador de Vidrio Concentrado 1A

- Botella de 0.5 galones
- 4 botellas por caja

Cada botella de 0.5 galones hace 35 galones listos para usar de limpiador (relación de dilución 1:70).

El 3M™ Limpiador de Vidrio Concentrado 1L

- Botella de 0.528 galones
- 6 botellas por caja

Cada botella de 0.528 galones rinde 37 galones listos para usar de limpiador (relación de dilución 1:69).

## Instrucciones de uso general

Dosificar 3M™ Limpiador de Vidrio Concentrado 1A utilizando el 3M™ dispensador de montaje en pared Flow Control System o el 3M™ dispensador portátil Flow Control System en una botella de pulverización debidamente etiquetada. Dosificar el 3M™ Limpiador de Vidrio Concentrado 1L usando el Sistema de Gestión de Productos Químicos de Limpieza Twist'n Fill™ de 3M™ en una botella de pulverización debidamente etiquetada.

1. Rocíe el limpiador de vidrio listo para usar en un paño limpio o sobre la superficie.
2. Limpie la superficie con un paño limpio o una toalla de papel hasta que esté limpia y seca.

3. Cuando utilice un jalador de goma, aplique un limpiador, frote para aflojar la suciedad y a continuación, pase el jalador de goma.

In

## Recomendación de equipo de protección personal (PPE):

Consulte la SDS para obtener una guía específica sobre el equipo de protección personal.

**Listo para usar:** Cuando se utiliza como se indica y se diluye con un sistema de dosificación de químicos 3M™: La exposición ocular o cutánea no es lo suficientemente significativa como para requerir protección.

## Método de disposición de residuos:

Disponga el contenido/contenedor de acuerdo con la norma local / regional / nacional / internacional aplicable. Enjuague el recipiente vacío con agua y recicle (No.2 HDPE).

**NOTA:** Consulte las fichas de datos de seguridad del producto para obtener información específica sobre riesgos para la salud, primeros auxilios e información de precaución.

- SDS 28-9276-8 (Concentrado)
- SDS 28-9283-4 (Listo Para Usar)



Este producto cumple con Green Seal™ estándar GS-37 basado en un rendimiento efectivo, volumen concentrado, envases minimizados/reciclados y límites de protección sobre: VOC y toxicidad humana y ambiental. GreenSeal.org

3M División de Soluciones Comerciales

3M Center, Building 220-12E-04  
3M.com/facility

## Aviso importante al usuario

### Información técnica:

La información técnica, las recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento se basan en pruebas o experiencias que 3M creen que son confiables, pero la exactitud o integridad de dicha información no está garantizada.

### Uso del producto

Muchos factores más allá del control de 3M y exclusivamente dentro del conocimiento y control del usuario pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto 3M en una aplicación en particular. Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto 3M, el usuario es el único responsable de evaluar el producto 3M y determinar si es apto para un propósito particular y adecuado para el método de aplicación del usuario.

### Garantía

3M garantiza que cada producto de 3M estará libre de defectos en el material y la fabricación durante 90 días a partir de la fecha de compra del distribuidor autorizado de 3M.

3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.

### Remedio limitado

Si un producto de 3M no cumple con esta garantía, el remedio único y exclusivo es, a opción de 3M, el reemplazo del producto de 3M o el reembolso del precio de compra.

### Sin extensión de garantía

En el caso de un reclamo de garantía aprobado, el Producto de reemplazo solo tendrá el plazo restante del período de garantía original.

### Limitación de responsabilidad

Excepto donde lo prohíba la ley, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja del producto 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría legal afirmada.



Este producto cumple con Green Seal™ estándar GS-37 basado en un rendimiento efectivo, volumen concentrado, envases minimizados/recicladados y límites de protección sobre: VOC y toxicidad humana y ambiental. GreenSeal.org

3M División de Soluciones Comerciales

3M Center, Building 220-12E-04  
3M.com/facility

