

Descripción:

3M™ Limpiador y Protector de Cristales Concentrado 17A es un producto concentrado que se diluye y dosifica utilizando sólo el 3M™ dispensador de montaje en pared Flow Control System o el 3M™ dispensador portátil Flow Control System.

3M™ Limpiador y Protector de Cristales Concentrado 17L es un producto concentrado que se diluye y dosifica utilizando el sistema 3M™ Twist'n Fill™ Cleaning Chemical Management System.

3M™ Limpiador y Protector de Cristales Concentrado 17A y 17L están fabricados con una fórmula sin rayas y de secado rápido. Después de un uso repetido*, la tecnología **Scotchgard™** de 3M proporciona una barrera protectora, haciendo que las huellas dactilares, el lápiz labial, el maquillaje, la loción, spray de cabello, la grasa de los alimentos, los marcadores permanentes, el agua dura y las manchas de jabón sean más rápidos y fáciles de limpiar. El vidrio tratado tiene un atractivo brillo sin rayas. El **3M™ Limpiador y Protector de Cristales** también reduce el empañamiento de los cristales y espejos debido a las condiciones de humedad.

Características especiales

- La dosificación automática elimina la medición y la mezcla y

ayuda a garantizar diluciones precisas.

- Certificación Green Seal™ GS-37
- Limpieza sin rayas
- Fórmula libre de amoníaco
- Funciona como un limpiador de vidrio de servicio pesado sin los altos niveles de disolvente o amoníaco
- Mantiene el vidrio limpio más tiempo
- Se seca más rápido que otros limpiadores de vidrio probados, ahorrando tiempo
- Patente pendiente EE. UU.

Aplicaciones

- Ventanas interiores
- Espejos y otras superficies espejadas
- Vidrio granito sin recubrimiento, cerámica y porcelana
- NO para autos, dentro de acuarios o uso en gafas

*Para obtener mejores resultados, utilizar exclusivamente en sustratos a base de sílice no recubiertos.

Presentación/Empaque

3M™ Limpiador y Protector de Cristales Concentrado 17A

Botella de 0.5 galones

4 botellas por caja

Cada botella de 0.5 galones hace 40 galones listos para usar de limpiador (relación de dilución 1:75).

3M™ Limpiador y Protector de Cristales Concentrado 17L

Botella de 0.528 galones

6 botellas por caja

Cada botella de 0.528 galones rinde 40 galones listos para usar de limpiador (relación de dilución 1:82).

Instrucciones de uso general

Dosificar **3M™ Limpiador y Protector de Cristales Concentrado 17A** utilizando el 3M™ dispensador de montaje en pared Flow Control System o el 3M™ dispensador portátil Flow Control System en una botella de pulverización debidamente etiquetada. Dosificar **3M™ Limpiador y Protector de Cristales Concentrado 17L** usando el sistema 3M™ Twist'n Fill™ Cleaning Chemical Management System en una botella de pulverización debidamente etiquetada.

1. Rocíe el limpiador de vidrio listo para usar en un paño limpio o sobre la superficie.
2. Limpie la superficie con un paño limpio o una toalla de papel hasta que esté limpia y seca.
3. Cuando utilice un jalador, aplique un limpiador, frote para aflojar la suciedad y a continuación, pase el jalador.

El uso o la dilución inadecuados pueden dar lugar a un rendimiento alterado del producto y pueden aumentar el riesgo de efectos sobre la salud.



Este producto cumple con Green Seal™ estándar GS-37 basado en un rendimiento efectivo, volumen concentrado, envases minimizados/reciclados y límites de protección sobre: VOC y toxicidad humana y ambiental. GreenSeal.org

3M División de Soluciones Comerciales

3M Center, Building 220-12E-04
3M.com/facility



*Para obtener mejores resultados, utilice exclusivamente en sustratos a base de sílice no recubiertos.

Recomendación sobre el equipo de protección personal (EPP):

Consulte la SDS para obtener orientación específica sobre EPP.

Listo para usar: Cuando se utiliza como se indica y se diluye con un sistema de dosificación de químicos 3M: La exposición ocular o cutánea no es lo suficientemente significativa como para requerir protección.

Método de disposición de residuos: Disponga el contenido/contenedor de acuerdo con la norma local/regional/nacional/internacional aplicable. Enjuague el recipiente vacío con agua y recicle (No.2 HDPE).

NOTA: Consulte las fichas de datos de seguridad del producto para obtener información específica sobre riesgos para la salud, primeros auxilios e información de precaución.

- SDS 28-9276-8 (Concentrado)
- SDS 28-9283-4 (Listo Para Usar)

Aviso importante al usuario



Este producto cumple con Green Seal™ estándar GS-37 basado en un rendimiento efectivo, volumen concentrado, envases minimizados/reciclados y límites de protección sobre: VOC y toxicidad humana y ambiental. GreenSeal.org

3M División de Soluciones Comerciales

3M Center, Building 220-12E-04
3M.com/facility

Información técnica:

La información técnica, las recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento se basan en pruebas o experiencias que 3M creen que son confiables, pero la exactitud o integridad de dicha información no está garantizada.

Uso del producto

Muchos factores más allá del control de 3M y exclusivamente dentro del conocimiento y control del usuario pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto 3M en una aplicación en particular. Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto 3M, el usuario es el único responsable de evaluar el producto 3M y determinar si es apto para un propósito particular y adecuado para el método de aplicación del usuario.

Garantía

3M garantiza que cada producto de 3M estará libre de defectos en el material y la fabricación durante 90 días a partir de la fecha de compra del distribuidor autorizado de 3M.

3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN

ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.

Remedio limitado

Si un producto de 3M no cumple con esta garantía, el remedio único y exclusivo es, a opción de 3M, el reemplazo del producto de 3M o el reembolso del precio de compra.

Sin extensión de garantía

En el caso de un reclamo de garantía aprobado, el Producto de reemplazo solo tendrá el plazo restante del período de garantía original.

Limitación de responsabilidad

Excepto donde lo prohíba la ley, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja del producto 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría legal afirmada.

