



Scotch-Weld™
Structural Adhesive



Colle acrylique flexible 3M™ Scotch-Weld™ série 8600

La force d'une colle acrylique structurale. La flexibilité d'un mastic.

La colle acrylique flexible 3M™ Scotch-Weld™ série 8600 offre un ensemble unique d'avantages, à savoir la flexibilité d'un mastic combiné à la puissance et à la vitesse de durcissement d'une colle acrylique, pour plus de flexibilité dans votre conception.



Visibilité réduite au travers de la ligne de colle : pour l'esthétique des surfaces minces et plates.



Flexibilité d'un mastic : pour une meilleure résistance aux chocs.



Allongement élevé jusqu'à 200 % : supporte les contraintes entre matériaux dissemblables.



Durcissement rapide et solide : pour montage rapide et plus de productivité.



Offre de nouvelles possibilités de design : aller au-delà du possible.



Classification ininflammable et formule à faible odeur : pour améliorer l'environnement de travail.

Colle acrylique flexible

3M™ Scotch-Weld™ série 8600

Réinventez la façon de concevoir et créez de nouveaux designs grâce à notre gamme élargie de colles acryliques rapides et faciles à appliquer. Favorisez votre productivité pour un meilleur assemblage de vos conceptions dans un environnement à faible odeur.

Marchés concernés : Transport, transport ferroviaire, signalisation et panneau architectural

Applications : Assemblage de panneau sur cadre

Produit (couleur)	Principales caractéristiques	Durée de conservation	Taille	Code produit	N° de stock
Colle acrylique flexible 3M™ Scotch-Weld™ série DP8610NS (noir)	Temps de travail de 10 minutes ; temps de prise avant mise sous contrainte de 18 minutes	12 mois*	45 mL	00-638060-40836-0	7100233359
			490 mL	00-638060-40837-7	7100232802
			18.9 L tambour B	00-638060-40838-4	7100234673
			189 L tambour B	00-638060-40839-1	7100234570
Colle acrylique flexible 3M™ Scotch-Weld™ série DP8625NS (noir)	Temps de travail de 23 minutes ; temps de prise avant mise sous contrainte de 28 minutes	12 mois*	45 mL	00-638060-40972-5	7100244478
			490 mL	00-638060-40973-2	7100244477
			18.9 L tambour B	00-638060-40974-9	7100244476
			189 L tambour B	00-638060-40975-6	7100244859
Accélérateur de colle acrylique 3M™ Scotch-Weld™ A3-2	Utilisé pour un mélange de produits de la série 8600 de 18.9 et 208 L	24 mois*	3.78 L seau A	00-638060-40862-9	7100233358
			18.9 L seau A	00-638060-40863-6	7100234571

* À partir de la date de fabrication dans les récipients d'origine non ouverts conservés selon les conditions de stockage recommandées.

Garantie et limite de recours : 3M garantit que chaque produit 3M satisfait aux spécifications produit applicables, au moment de l'expédition du produit par 3M. 3M™ N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE OU CONDITION TACITE DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. S'il s'avère qu'un produit 3M™ n'est pas conforme à la présente garantie, il appartiendra à 3M™, seul, de procéder soit au remplacement de ce produit, soit au remboursement de son prix d'achat. **Limite de responsabilité :** À l'exception du recours limité ci-dessus, et sauf dans la mesure interdite par la loi, 3M™ ne sera pas responsable de toute perte ou dommage résultant du ou lié au produit 3M™, qu'il soit direct, indirect, spécial, accessoire ou consécutif, indépendamment de la théorie juridique ou équitable affirmée.

3M, Scotch-Weld sont des marques déposées de 3M.

© 2021 3M. Tous droits réservés. Février 2021



Contactez-nous
Brochure
Vidéo
Fiche technique
Où acheter