

3M™ 両面粘着テープ GPT-020F

汎用性の高い多用途タイプ。


- 幅広い被着体に対応し、耐熱性・耐湿性・保持力に優れ、設計の可能性を広げます。
- 基材とライナーがフィルムのため加工しやすく扱いやすいです。
さらに、初期タックが高く、素早い組み立てを実現します。



特長

従来の同じ0.2mm厚のPET基材両面粘着テープと比較し、接着力が大幅に向上し使いやすくなりました。


被着体別接着力 180度方向剥離力




接着しにくいPPにも
プライマーなしで
高い接着力を実現

- ステンレス
- HDPE
- ABS
- アクリル
- PP
- ポリカーボネート
- アルミ
- ガラス

用途例



特性



接着力 (N/cm)	ステンレス	11.3
	ABS	10.9
	ポリカ	12.3
	PP	12.3
	ガラス	11.8
耐熱性 (°C)	短期	190
	長期	90

仕様

品番	色	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	入れ目 (ロール/箱)
GPT-020F 12X50	透明	0.2	12	50	24
GPT-020F 19X50	透明	0.2	19	50	15
GPT-020F 25X50	透明	0.2	25	50	11
GPT-020F 1540X50	透明	0.2	1540	50	1

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するかどうかを判断し、それに伴う危険と責任もすべて追うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3Mは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社

テープ・接着剤製品事業部

<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2023. All Rights Reserved.
ISD-341-B

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-511**

9:00~17:00/月~金(土日祝年末年始は除く)