



3M-Matic™ Kartonverschließmaschine 8000af/8000af3 3M™ AccuGlide™ mit 3 Klebeköpfen

3M-Matic™ Kartonverschließmaschine 8000af/8000af3 mit 3M™ AccuGlide™ mit 3 Klebeköpfen ist eine automatische Klappenfaltmaschine, die den oberen und unteren Teil eines Kartons ohne Intervention des Anwenders verschließt. Die 3M-Matic™ Kartonverschließmaschine 8000af/8000af3 faltet die oberen Klappen vor dem Verschließen mit einem 48 mm oder 72 mm breiten Band.

- Integrierte Kartonöffnung (Indexer) mit anpassbarem Druck und anpassbarer Höhe, damit die Kartons von einem übervollen Einlauf-Rollenband getrennt werden können
- Leichter und einfacher Zugriff auf einen Notauschalter auf jeder Seite an zentraler Position
- Klapptüren mit Sicherheitsverschluss mit Stahlfenster zum Überwachen des Kartonflusses
- Konsistenter, dauerhafter Kartonverschluss, der manuell auf die unterschiedlichsten Kartongrößen angepasst werden kann
- Geschweißte 16er Stahlkonstruktion gewährleistet robuste Haltbarkeit
- Obere Klappenfaltung ohne Intervention des Anwenders
- Höhenverstellung des Förderbandes in 2 Positionen
- Verstellbarkeit ohne Öffnen der Maschine
- Höherer Schutz durch verringerte Maschinenlänge



Ausstoß

Verschließt bis zu 40 Kartons pro Minute


Zulässige Kartongrößen

Länge: 152 mm bis 760 mm
Breite: 120 mm bis 545 mm (8000af)
146 mm bis 546 mm (8000af3)
Höhe: 95 mm bis 724 mm
Gewicht: 2,3 g bis 38,5 kg



Einheitlich. Zuverlässig. Robust.

3M-Matic™ Kartonverschließmaschine 8000af/8000af3 3M™ AccuGlide™ mit 3 Klebeköpfen



Spezifikationen

Maschine	Bandgröße (mm)	Maschinengewicht (ohne Kiste) (kg)	Abmessungen der Maschine mm							Ausstoß (cs/min)	Transportbandgeschwindigkeit ft/min (m/s)
			B	F	H	L1	L2	L4	B		
8000af	36-48	370	1045	819	1810 - 2090	1920	3520	800	610 - 890	Bis zu 40	100 (0.5)
8000af3	48-75										

*C: Optionale Laufrollen sind in mehreren Größen erhältlich.

Zulässige Kartongrößen

Maschine	Minimum (mm)			Maximum (mm)			Gewichtsbereich (kg)
	L	B	H	L	B	H	
8000af	152	120	95	760	545	724	2.3 - 38.5
8000af3	152	146	95	760	545	724	



Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen 3M Vertriebsmitarbeiter, um Informationen zu speziellen Veränderungen zu erhalten, die für nicht aufgeführte Größen erhältlich sein könnten.

Hinweis: Diese technischen Informationen und Daten sind lediglich als repräsentativ oder typisch zu betrachten und dürfen nicht zu Spezifikationszwecken verwendet werden.



3M Closure and Masking Systems Division

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1
D-41453 Neuss
Telefon: +49 2131 8819258
E-Mail: kleben.de@mmm.com
Webseite: www.3M-klebertechnik.de

3M (Schweiz) GmbH
Eggstrasse 91
CH-8803 Rüschlikon
Telefon: +41 44 724-9121
E-Mail: 3M.PAS.ch@mmm.com
Webseite: www.3M.com/ch/kleben

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4
A-1120 Wien
Telefon: +43 1 86686-253
E-Mail: kleben.at@mmm.com
Webseite: www.3M.com/at/klebe

Wichtiger Hinweis. Produktauswahl und Anwendung: Viele Faktoren, die sich außerhalb der Kontrolle von 3M und ausschließlich innerhalb des Wissens und der Kontrolle des Benutzers befinden, können die Verwendung und Leistung eines 3M Produkts in einer bestimmten Anwendung beeinträchtigen. Daher liegt es in der alleinigen Verantwortung des Kunden, einzuschätzen, ob das Produkt für den vom Kunden vorgesehenen Zweck geeignet ist. Dies schließt eine Risikoeinschätzung des Arbeitsplatzes sowie eine Durchsicht aller relevanten Verordnungen und Normen (z. B. OSHA, ANSI usw.) ein. Wird die angemessene Bewertung, Auswahl und der Einsatz von 3M Produkten und geeigneter Sicherheitsausrüstung vernachlässigt oder werden die relevanten Sicherheitsverordnungen nicht beachtet, kann dies zu Verletzungen, Krankheit, Tod und/oder Sachschäden führen. **Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung richten sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.** Wenn nicht eine andere Garantie auf den zugehörigen 3M Produktverpackungen oder in den Produktunterlagen ausdrücklich angegeben ist (in welchem Fall diese Garantie gilt), garantiert 3M, dass jedes 3M Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung durch 3M den jeweiligen 3M Produktspezifikationen entspricht. 3M SCHLIESST ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN AUS, INSBESONDERE IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE AUS EINER GESCHÄFTSBEZIEHUNG ODER AUS HANDELSBRAUCH ENTSTEHEN. Wenn ein 3M Produkt nicht dieser Garantie entspricht, dann besteht die einzige und ausschließliche Abhilfe nach Wahl von 3M in der Reparatur oder dem Austausch des 3M Produkts oder der Erstattung des Kaufpreises. **Haftungsbeschränkung:** Außer der oben angegebenen beschränkten Abhilfe und soweit der Haftungsausschluss nicht gesetzlich untersagt ist, haftet 3M nicht für jedweden Verlust oder Schaden, der durch das 3M Produkt entsteht oder mit ihm verbunden ist, sei dieser nun direkt, indirekt, speziell, zufällig oder ein Folgeschaden (insbesondere nicht für entgangene Gewinne und Geschäftsgelegenheiten). Dies gilt unabhängig von rechtlichen oder billigsrechtsrechtlichen Gesichtspunkten, insbesondere Gewährleistung, Vertrag, Fahrlässigkeit oder verschuldensunabhängiger Haftung.

3M, 3M-Matic und AccuGlide sind Marken der 3M Company.

Bitte recyceln. © 3M 2021. Alle Rechte vorbehalten. (03/21)