

Demi-masque réutilisable 3M™ Série HF-350

Fiche technique

Description du produit

Le demi-masque réutilisable 3M™ série HF-350, a été conçu dans un souci de confort et de simplicité pour l'utilisateur. Doté d'un filetage de 50 mm et compatible avec les filtres 3M™ PV-1251E, le demi-masque réutilisable HF-350 est un choix adapté pour les utilisateurs du système à ventilation assisté contre l'amiante 3M™ Série PV-300E, car le nombre de types de filtres à conserver en stock peut être minimisé.

Veillez noter que le demi-masque réutilisable 3M™ série HF-350, s'appelait auparavant le demi-masque réutilisable Scott™ AVIVA 50

Applications

Le demi-masque réutilisable 3M™ série HF-350, est conçu pour le travail de l'amiante, lorsque le port d'un demi-masque et de filtres P3 est autorisé par la réglementation locale.

Normes et certifications

Le Demi-masque réutilisable 3M™ Série HF-350 est conforme aux normes EN 140:1998 et AS/NZS 1716:2012.

Les certificats et les déclarations de conformité sont disponibles sur le site web: www.3M.com\Respiratory\certs

Limites d'utilisation

1. Ce masque ne fournit pas d'oxygène. Ne pas l'utiliser dans des atmosphères contenant moins de 19,5 % d'oxygène.
2. Ne pas utiliser ce masque comme protection respiratoire contre des polluants atmosphériques inconnus ou présentant des propriétés d'auto-avertissement insuffisantes ou présentant un danger immédiat pour la vie et la Santé (DIVS), ou contre des contaminants qui dégagent une chaleur de réaction élevée au contact des filtres.
3. Ne pas altérer, modifier ou réparer ce produit.
4. Ne pas utiliser ce masque si vous portez la barbe ou présentez toute autre pilosité faciale susceptible d'empêcher le contact direct entre le visage et le joint facial.
5. Ne pas utiliser si les concentrations en contaminants sont inconnues.
6. Quittez immédiatement la zone de travail, vérifiez l'état du masque et remplacez le masque si :
 - a. Le masque est endommagé ou abîmé
 - b. La respiration devient difficile ou si la résistance respiratoire augmente
 - c. Des vertiges ou d'autres troubles apparaissent
 - d. Vous décelez le goût ou l'odeur d'un contaminant ou en cas d'irritation.



Demi-masque réutilisable 3M™ Série HF-350.

7. Respectez scrupuleusement la notice d'utilisation des masques et des filtres.

Pour consulter les limites d'utilisation complètes, reportez-vous aux instructions d'utilisation du produit.

Matériaux

Composant	Matériau
Pièce facial	Elastomère thermoplastique surmoulé sur polypropylène
Joint facial	Elastomère thermoplastique
Harnais de tête	Elastomère thermoplastique
Soupape	EPDM
Matériau des élastiques	Polyester avec centre en néoprène
Poids	Petit - approx. 128g Moyen - approx. 130g Grand - approx. 132g

Demi-masque réutilisable 3M™ Série HF-350

Maintenance

Vérifiez que tous les composants du masque sont en bon état. Enregistrez et suivez tous les changements de composants. Remplacez les soupapes inspiratoires et expiratoire au moins tous les ans. Les éléments usés ou endommagés doivent être remplacés avant toute nouvelle utilisation. Veuillez consulter le mode d'emploi pour plus de détails.

Nettoyage

Nettoyez et désinfectez le masque avec une éponge synthétique humidifiée avec une solution tiède de savon et d'eau chaude, ou toute autre solution de nettoyage et de désinfection recommandée par 3M. Rincez le masque à l'eau courante propre. Laissez le masque sécher complètement. Vous pouvez désinfecter le masque à l'aide des lingettes désinfectantes recommandées par 3M

Stockage et destruction

Conservez les demi-masques à l'abri de la lumière directe du soleil, entre -10 ° et +60 °C et à une humidité relative inférieure à 75 %. Conservez le masque de manière à éviter toute déformation du joint facial. Vous pouvez utiliser l'insert du joint facial fourni avec le masque pour éviter la distorsion du joint facial. Les composants ne doivent pas dater de plus de cinq ans. Jetez tous les demi-masques conformément aux réglementations applicables.

Spécifications et informations produits

Les filtres sont disponibles pour une grande variété d'applications. Veuillez consulter le service technique de 3M pour toute question.

Information de commande

Demi-masque réutilisable 3M™ Série HF-350

N° de pièce	Description
HF-351	Demi-masque réutilisable, 50 mm, 3M™ HF-351, petite taille (10)
HF-352	Demi-masque réutilisable, 50 mm, 3M™ HF-352, Médium (10)
HF-353	Demi-masque réutilisable, 50 mm, 3M™ HF-353, grande taille (10)

Spare Parts

N° de pièce	Description
HF-300-01	Soupape inspiratoire 3M™ HF-300-01 (16)
HF-300-02	Soupape expiratoire 3M™ HF-300-02 (8)
HF-300-21	Protection de soupape expiratoire 3M™ HF-300-21 (10)
HF-300-04	Ensemble de harnais de tête 3M™ HF-300-04
HF-350-35	Joint d'étanchéité 50mm 3M™ HF-350-35 (8)

Filters

N° de pièce	Description
Filtres approuvés pour une utilisation avec le demi-masque réutilisable Série HF-350	
PV-1251E	Filtre à particule 3M™ PV-1251E Bulk (20)
PV-1251E	Filtre à particule 3M™ PV-1251E (10)

AVERTISSEMENT IMPORTANT

Informations techniques :

Les informations, les conseils et les autres énoncés techniques contenus dans le présent document ou fournis autrement par 3M sont basés sur des dossiers, des tests ou des expériences que 3M considère comme étant fiables, mais l'exactitude, l'exhaustivité et la nature représentative de ces informations ne sont pas garanties. Ces informations sont destinées aux personnes ayant des connaissances et des compétences techniques suffisantes pour évaluer et appliquer leur propre jugement éclairé à ces informations. Ces informations n'accordent ni n'impliquent aucune licence au titre des droits de propriété intellectuelle de 3M ou de tiers.

Sélection et utilisation du produit :

De nombreux facteurs indépendants de la volonté 3M et du seul ressort et contrôle de l'utilisateur peuvent affecter l'utilisation et la performance d'un produit 3M™, dans une situation donnée. Par conséquent, le client est le seul responsable de l'évaluation du produit et de la détermination de son adéquation et de son application, notamment en effectuant une évaluation des risques sur le lieu de travail et en examinant toutes les réglementations et normes applicables (par exemple OSHA, ANSI, etc.). L'absence d'évaluation, de sélection et d'utilisation correctes d'un produit 3M et de produits de sécurité appropriés, ou le non-respect de toutes les règles de sécurité en vigueur, peut entraîner des blessures, des maladies, la mort, et/ou porter atteinte aux biens.

Utilisation de produits :

Le montage ou l'utilisation du produit 3M™ décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Si un produit 3M™ n'est pas conforme à cette garantie, alors le seul et unique recours est, au gré de 3M, d'obtenir le remplacement du produit 3M™ ou le remboursement de son prix d'achat.

Limite de responsabilité :

À l'exception du recours limité indiqué ci-dessus, et sauf si la loi l'interdit, 3M ne saurait être tenue responsable de toute perte ou de tout dommage direct, indirect, spécifique, accessoire ou consécutif (y compris sans s'y limiter, des manques à gagner ou opportunités commerciales manquées) découlant de, ou lié au produit 3M™, quelle que soit la nature du droit exercé, qu'elle soit fondée sur la garantie, le contrat, la négligence ou la stricte responsabilité.