



## Automotive Aftermarket Division

### 3M™ 08919/3M™ 08929 - Hohlraumversiegelungswachs, Transparent

---

#### 1) Teilenummern

3M™ 08919 / 1 Liter Dose  
3M™ 08929 / 10 Liter Trommel

#### 2) Beschreibung und Endverwendungen

Transparentes Hohlraumversiegelungswachs, das dafür entwickelt wurde, Nähte und Oberflächenbeschichtungen zu durchdringen. Nach dem Trocknen bietet es eine schützende und flexible Beschichtung mit hervorragenden Rostschutz-Eigenschaften.

3M™ 08919/29 Hohlraumversiegelungswachs kann bei Innenhohlräumen angewendet werden, die z. B. einen Rostschutz von innen erfordern:

- Türen
- Kofferräume
- Hintere Kotflügel
- Schweller
- Fahrwerksbeine

Wichtige Funktionen und Vorteile:

- Mit den 3M™ 08997/3M™ 08998 Hohlraum-Sprühpistolen leicht aufzubringen
- Gute Sickereigenschaften: Es sickert aufgrund der Kapillarwirkung in Lücken und Fugen
- Gute Haftung
- Hohe Ergiebigkeit

#### 3) Physikalische Eigenschaften

<b>Farbe:</b>	Transparent
<b>Grundstoff:</b>	Wachs
<b>Flammpunkt:</b>	Ca. 23 °C
<b>Feststoffgehalt (typisch):</b>	Ca. 40 %
<b>Verarbeitungstemperaturen:</b>	-20 bis +90 °C
<b>Spezifisches Gewicht:</b>	0.82



# Technisches Datenblatt

Gültig ab: 04/01/2022 Ersetzt: k. A.

<b>Ergiebigkeit:</b>	8-10 m <sup>2</sup> /Liter
<b>Abbindezeit:</b>	Ca. 2 Stunden
<b>Lagerbedingungen:</b>	+5 °C bis 35 °C
<b>Lagerfähig:</b>	2 Jahre unter normalen Lagerbedingungen

## 4) Gebrauchsanweisung

### 1. Vorbereitung

\* FÜR 3M™ 08919: 1 l Dose

- Sicherstellen, dass die 3M™ 08997 Hohlraum-Sprühpistole sauber ist und dass die Sicherheitslöcher frei sind.
- Die Dose vor Gebrauch gut schütteln.
- Dose anhand des Schraubverschlusses an die 3M™ 08997 Hohlraum-Sprühpistole anschließen, die mit einem flexiblen Verlängerungsschlauch versehen ist.

\* FÜR 3M™ 08929: 10 Liter Trommel

- 3M™ 08998 Nachfüllpistole verwenden.
- Sicherstellen, dass der Druckverschluss gefüllt und an die Druckluft angeschlossen ist.
- Einen der 3 mitgelieferten Verlängerungsschläuche (die unterschiedliche Spritzbilder ergeben) wählen und an der Pistole befestigen.
- Die obere Schraube ermöglicht die Anpassung des Luft-/Produkt-Mischverhältnisses.

HINWEIS: Der Verlängerungsschlauch ermöglicht Zugang zu innen liegenden Teilen und erleichtert damit die Aufbringung bei schwer erreichbaren Stellen.

### 2. Verfahren bei der Anwendung

- Mit einem Druck von 4 bis 6 bar (55 bis 80 PSI) sprühen
- Unter Hin- und Herbewegung des Verlängerungsschlauchs großzügig auftragen
- Pistole nach Gebrauch reinigen

ACHTUNG: Versuchen Sie nicht, Lack auf 3M™ 08919/29 aufzutragen.

## 5) Aufbewahrung

In feuerfestem Lagerbereich bei Raumtemperatur lagern. Die ältesten Lagerbestände zuerst verwenden. Wenn es gemäß den empfohlenen Bedingungen in den ungeöffneten Originalbehältern aufbewahrt wird, besitzt dieses Produkt die auf dem Behälter angegebene Lagerdauer. In gut belüfteter Umgebung verwenden.



## 6) Sicherheit

Das Sicherheitsdatenblatt beachten oder die örtlich für die Toxikologie zuständige Abteilung von 3M™ kontaktieren.

**3M™ 08919 / 3M™ 08929 - Hohlraumversiegelungswachs, Transparent, ist AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE PROFESSIONELLE INDUSTRIELLE VERWENDUNG VORGESEHEN.**

## 7) Haftungsausschluss

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller und Anwender vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richten sich nach den jeweiligen vertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Zusätzliche Produkt- und Sicherheitsinformationen beziehen Sie bitte von:

3M Österreich GmbH Autoreparatur-Systeme Kranichberggasse 4 1120 Wien Tel: +43 1417 00 52 <a href="mailto:autoreparatur-at@mmm.com">autoreparatur-at@mmm.com</a> <a href="http://www.3maustria.at/autoreparatur">www.3maustria.at/autoreparatur</a>	3M Deutschland GmbH Autoreparatur-Systeme Carl-Schurz-Straße 1 41453 Neuss Tel: +49 2131 88 19 265 <a href="mailto:3m-autoreparatur.de@mmm.com">3m-autoreparatur.de@mmm.com</a> <a href="http://www.3M.de/autoreparatur">www.3M.de/autoreparatur</a>	3M (Schweiz) GmbH Autoreparatur-Systeme Eggstrasse 91 CH-8803 Rüslikon Tel: +41 4350 896 58 <a href="mailto:3M.PAS.ch@mmm.com">3M.PAS.ch@mmm.com</a> <a href="http://www.3mschweiz.ch/autoreparatur">www.3mschweiz.ch/autoreparatur</a>
---	--	---

© 3M 2022. 3M ist eine Marke der 3M Company. Alle Rechte vorbehalten.