



Divisione Autocarrozzeria

3M™ 08919 / 3M™ 08929 - Cera per scatolati, trasparente

1) Codice prodotto

3M™ 08919/1 lattina da 1 litro
3M™ 08929/fusto da 10 litri

2) Descrizione e uso finale

Cera trasparente per scatolati progettata per penetrare le cuciture e rivestire le superfici. Fornisce un rivestimento protettivo flessibile dopo l'asciugatura con eccellenti proprietà antiruggine.

3M™ 08919/29 Cera per scatolati può essere applicata a cavità interne che richiedono protezione dalla ruggine, ad es. all'interno di:

- Sportelli
- Calotte
- Ali posteriori
- Battitacchi
- Longheroni del telaio

Caratteristiche principali:

- Facilmente applicabile utilizzando 3M™ 08997/3M 08998 pistole
- Ottime proprietà di infiltrazione: si infila per capillarità negli spazi vuoti e lungo le giunzioni.
- Buone proprietà di adesione
- Buona copertura

3) Proprietà fisiche

Colore :	Trasparente
Base :	Cera
Punto di infiammabilità :	Circa 23 °C
Contenuto di parti solide (condizioni normali) :	Circa 40%
Intervallo T° di servizio :	Da -20 a +90 °C
Peso specifico :	0.82
Copertura :	8 - 10 m ² /litro
Tempo di asciugatura al tatto :	2 ore circa



Scheda tecnica

Data di validità: 04/01/2022 Sostituisce: N/D

Conservazione :	+5 °C a 35 °C
Vita pratica:	2 anni in condizioni di conservazione normali

4) Istruzioni per l'uso

1. Preparazione

*PER 3M™ 08919: Bomboletta da 1 litro

- Assicurarsi che la pistola applicatore 3M™ 08997 sia pulita e che i fori di sicurezza siano visibili.
- Agitare bene la bomboletta prima dell'uso.
- Collegare la bomboletta tramite tappo a vite alla pistola a spruzzo 3M™ 08997 che è dotata di un tubo con una prolunga flessibile.

*PER 3M™ 08929: fusto da 10 litri

- Usare la pistola di ricarica 3M™ 08998.
- Controllare che il tappo a pressione sia pieno e collegato all'aria compressa.
- Scegliere uno dei 3 tubi con la prolunga forniti (che danno diversi tipi di spruzzo) e fissarli alla pistola.
- La vite superiore permette di regolare il rapporto di miscelazione aria/prodotto.

NOTA: il tubo con la prolunga consente l'accesso alle parti interne e quindi consente una facile applicazione in aree difficili da raggiungere.

2. Metodo di applicazione

- Spruzzare utilizzando una pressione da 4 a 6 bar (da 55 a 80 PSI)
- Applicare generosamente agitando il tubo con la prolunga
- Svuotare la pistola dopo l'uso

ATTENZIONE: Non tentare di verniciare su 3M™ 08919/29.

5) Conservazione

Conservare a temperatura ambiente in un vano di alloggiamento per materiali infiammabili. Ruota le giacenze in base al metodo FIFO (primo entrato, primo uscito). Se conservato in base alle condizioni consigliate in contenitori originali mai aperti, questo prodotto ha una durata di conservazione che è indicata sul contenitore. Utilizza il prodotto in un'area ben ventilata.



6) Sicurezza

Fai riferimento alla scheda informativa sulla sicurezza del materiale o rivolgiti al tuo reparto tossicologico 3M™ locale.

3M™ 08919 / 3M 08929 - Cera per scatolati trasparente è destinata ESCLUSIVAMENTE AD UN UTILIZZO PROFESSIONALE.

7) Dichiarazione di non responsabilità

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente documento sono basate su prove che consideriamo affidabili, ma che non esauriscono l'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto e pertanto l'accuratezza e la loro completezza non può essere garantita in tutte le circostanze. Prima dell'utilizzo il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne, verificando altresì la corrispondenza tra i dati qui riportati e le prove da esso effettuate, assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa. Per qualsiasi informazione rispetto a reclami, garanzie e responsabilità 3M rimanda alle proprie Condizioni Generali di Vendita e/o ai manuali di istruzioni e certificati di garanzia relativi ai singoli prodotti, ove applicabile.

Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza, rivolgersi alle sedi riportate di seguito:

3M Italia srl
Divisione Prodotti
Autocarrozzeria
Via Norberto Bobbio 21
20096 Pioltello MI
Tel. 02 7035.1
innovation.it@mmm.com
www.3mautocarrozzeria.it

© 3M 2022. 3M è un marchio commerciale dell'azienda 3M. Tutti i diritti riservati.