



Divisione Autocarrozzeria

3M™ 08888 Rivestimento anti-truciolo spray

1) Codice prodotto

3M™ 08888 (500 ml, aerosol)

2) Descrizione e uso finale

3M™ 08888 è un rivestimento gommato grigio in aerosol che fornisce protezione contro pietrisco, agenti atmosferici e corrosione. È a rapida asciugatura, sovraverniciabile e ha buone proprietà fonoassorbenti.

3M™ 08888 Aerosol può essere utilizzato per applicazioni di rivestimento o successive alla riparazione quando il rivestimento originale è danneggiato. È progettato per ripristinare una finitura leggermente ruvida sulle seguenti parti:

- Sottoparaurti anteriori/posteriori
- Soglie laterali
- Parti inferiori dei parafanghi

Caratteristiche principali:

- Aerosol semplice da applicare
- Asciugatura rapida
- Applicazione ad alta velocità
- Resistente al pietrisco, alle intemperie e all'acqua
- Verniciabile
- Prodotti insonorizzanti
- Buona adesione alla superficie verniciata
- Flessibile

3) Proprietà fisiche

Base	Resina di gomma sintetica
Solvente	Acqua ragia
Propellente	Dimetiletere
Contenuto di parti solide	Circa 50%



Scheda tecnica

Data di validità: 04/01/2022 Sostituisce: N/D

Intervallo di temperatura di esercizio	Da 5 a 35 °C
Tempo di asciugatura al tatto	Circa 15 minuti
Tempo di attesa prima di riverniciare	30 minuti
Conservazione	Luogo fresco e asciutto. I risultati migliori si ottengono quando il materiale viene conservato e applicato a temperatura ambiente, da 15 °C a 30 °C. La temperatura di conservazione non deve essere maggiore di 50 °C.
Durata di conservazione	18 mesi dalla data di fabbricazione in condizioni di conservazione normali. Fai riferimento al numero di lotto e alla data di scadenza specificati sulla lattina.

4) Istruzioni per l'uso

Preparazione

Tutte le superfici da rivestire devono essere asciutte e prive di polvere, olio, grasso e così via. Il metallo nudo deve essere trattato con un primer appropriato.

ATTENZIONE: Prima dell'uso agita bene la lattina per almeno un minuto fino a quando non senti che la sfera dell'agitatore si muove liberamente. Agita la lattina spesso anche durante l'uso.

Metodo di applicazione

Spruzza il materiale tenendo il prodotto in verticale a una distanza di 25-30 cm e spostandola velocemente da un lato all'altro. Rilascia l'ugello alla fine di ogni passaggio.

Applica uniformemente in 2-3 strati per creare un rivestimento spesso, lasciando asciugare per 30-45 secondi tra uno strato e il successivo.

Il rivestimento si asciugherà per una finitura leggera ruvida.

Applica la vernice sulla superficie dopo 0.5-1 ora a seconda delle condizioni di indurimento.

ATTENZIONE: Al termine dell'applicazione, pulire la valvola capovolgendo la bomboletta e premendo il pulsante fino a liberare l'ugello.



5) Conservazione

Conservare a temperatura ambiente in un vano di alloggiamento per materiali infiammabili. Ruota le giacenze in base al metodo FIFO (primo entrato, primo uscito). Se conservato in base alle condizioni consigliate in contenitori originali mai aperti, questo prodotto ha una durata di conservazione che è indicata sul contenitore. Utilizza il prodotto in un'area ben ventilata.

6) Sicurezza

Fare riferimento alla scheda informativa sulla sicurezza del materiale o rivolgiti al tuo reparto tossicologico 3M™ locale.

3M™ 08888 Rivestimento anti-truciolo spray è destinato ESCLUSIVAMENTE AD UN UTILIZZO PROFESSIONALE.

7) Dichiarazione di non responsabilità

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente documento sono basate su prove che consideriamo affidabili, ma che non esauriscono l'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto e pertanto l'accuratezza e la loro completezza non può essere garantita in tutte le circostanze. Prima dell'utilizzo il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne, verificando altresì la corrispondenza tra i dati qui riportati e le prove da esso effettuate, assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa. Per qualsiasi informazione rispetto a reclami, garanzie e responsabilità 3M rimanda alle proprie Condizioni Generali di Vendita e/o ai manuali di istruzioni e certificati di garanzia relativi ai singoli prodotti, ove applicabile.

Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza, rivolgersi alle sedi riportate di seguito:

3M Italia srl
Divisione Prodotti
Autocarrozzeria
Via Norberto Bobbio 21
20096 Pioltello MI
Tel. 02 7035.1
innovation.it@mmm.com
www.3mautocarrozzeria.it