



## Divisione Autocarrozzeria

### 3M™ 08901 Cera per scatolati, marrone

---

#### 1) Codice prodotto

3M™ 08901/500 ml di aerosol

#### 2) Descrizione e uso finale

Cera marrone chiaro per scatolati progettata per penetrare nelle cuciture e rivestire le superfici. Fornisce un rivestimento protettivo flessibile dopo l'asciugatura con eccellenti proprietà antiruggine.

3M™ 08901 Cera per scatolati può essere applicata a cavità interne che richiedono protezione dalla ruggine, ad es. all'interno di:

- Sportelli
- Calotte
- Ali posteriori
- Battitacchi
- Longheroni del telaio

Caratteristiche principali:

- Aerosol facile da usare
- Idrorepellente: Può essere applicato su superfici bagnate in quanto farà scorrere l'acqua.
- Attrazione capillare: Si infiltra per capillarità negli spazi vuoti e lungo le giunzioni.
- Sigillante/rivestimento: una volta asciutto, il 3M™ 08901 forma una pellicola protettiva su giunzioni e pannelli.
- Buone proprietà di adesione

#### 3) Proprietà fisiche

---

Base	Cere e Oli
Solvente	Alifatico
Contenuto di parti solide (condizioni normali)	55%
Peso specifico	0.87
VOC	Circa 213 g di solvente
Colore	Marrone chiaro traslucido

---



## Scheda tecnica

Data di validità: 04/01/2022 Sostituisce: N/D

<b>Intervallo di temperatura di esercizio</b>	Da -20 a 90 °C
<b>Tempo di asciugatura al tatto</b>	2-3 ore
<b>Conservazione</b>	Luogo fresco e asciutto. I risultati migliori si ottengono quando il materiale viene conservato e applicato a temperatura ambiente, da 5 °C a 30 °C. La temperatura di conservazione non deve essere maggiore di 50 °C.
<b>Durata di conservazione</b>	2 anni dalla data di fabbricazione in condizioni di conservazione normali. Fai riferimento al numero di lotto e alla data di scadenza specificati sulla lattina.

### 4) Istruzioni per l'uso

- Agitare bene la bomboletta prima dell'uso.
- Utilizzare un normale attuatore per aree accessibili e uno speciale tubo con prolunga flessibile per aree difficili da raggiungere.
- Applicare abbondantemente.
- Al termine dell'applicazione, pulire la valvola capovolgendo la bomboletta e premendo il pulsante fino a liberare l'ugello.

ATTENZIONE: Non tentare di verniciare su 3M™ 08901.

### 5) Conservazione

Conservare a temperatura ambiente in un vano di alloggiamento per materiali infiammabili. Ruota le giacenze in base al metodo FIFO (primo entrato, primo uscito). Se conservato in base alle condizioni consigliate in contenitori originali mai aperti, questo prodotto ha una durata di conservazione che è indicata sul contenitore. Utilizza il prodotto in un'area ben ventilata.

### 6) Sicurezza

Fare riferimento alla scheda informativa sulla sicurezza del materiale o rivolgiti al tuo reparto tossicologico 3M™ locale.

**3M™ 08901 Cera per scatolati, marrone è destinata ESCLUSIVAMENTE AD UN UTILIZZO PROFESSIONALE.**



## 7) Dichiarazione di non responsabilità

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente documento sono basate su prove che consideriamo affidabili, ma che non esauriscono l'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto e pertanto l'accuratezza e la loro completezza non può essere garantita in tutte le circostanze. Prima dell'utilizzo il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne, verificando altresì la corrispondenza tra i dati qui riportati e le prove da esso effettuate, assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa. Per qualsiasi informazione rispetto a reclami, garanzie e responsabilità 3M rimanda alle proprie Condizioni Generali di Vendita e/o ai manuali di istruzioni e certificati di garanzia relativi ai singoli prodotti, ove applicabile.

**Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza, rivolgersi alle sedi riportate di seguito:**

3M Italia srl  
Divisione Prodotti  
Autocarrozzeria  
Via Norberto Bobbio 21  
20096 Pioltello MI  
Tel. 02 7035.1  
innovation.it@mmm.com  
[www.3mautocarrozzeria.it](http://www.3mautocarrozzeria.it)

© 3M 2022. 3M è un marchio commerciale dell'azienda 3M. Tutti i diritti riservati.