

Материалы для авторемонта

3M™ Гибкий Абразивный Круг на вспененной основе

1) Номера по каталогу

Размер 77 мм	
33550	3M™ Гибкий Абразивный Круг на вспененной основе, P800, 77 мм
33551	3M™ Гибкий Абразивный Круг на вспененной основе, P1000, 77 мм
33552	3M™ Гибкий Абразивный Круг на вспененной основе, P1200, 77 мм
33553	3M™ Гибкий Абразивный Круг на вспененной основе, P1500, 77 мм
33554	3M™ Гибкий Абразивный Круг на вспененной основе, P2000, 77 мм
Размер 125 мм	
33545	3M™ Гибкий Абразивный Круг на вспененной основе, P800, 125 мм
33546	3M™ Гибкий Абразивный Круг на вспененной основе, P1000, 125 мм
33547	3M™ Гибкий Абразивный Круг на вспененной основе, P1200, 125 мм
33548	3M™ Гибкий Абразивный Круг на вспененной основе, P1500, 125 мм
33549	3M™ Гибкий Абразивный Круг на вспененной основе, P2000, 125 мм
Размер 150 мм	
33538	3M™ Гибкий Абразивный Круг на вспененной основе, P400, 150 мм
33539	3M™ Гибкий Абразивный Круг на вспененной основе, P600, 150 мм
33540	3M™ Гибкий Абразивный Круг на вспененной основе, P800, 150 мм
33541	3M™ Гибкий Абразивный Круг на вспененной основе, P1000, 150 мм
33542	3M™ Гибкий Абразивный Круг на вспененной основе, P1200, 150 мм
33543	3M™ Гибкий Абразивный Круг на вспененной основе, P1500, 150 мм
33544	3M™ Гибкий Абразивный Круг на вспененной основе, P2000, 150 мм

2) Описание продукта

Высокопроизводительный продукт, предназначенный для использования с шлифовальной машиной двойного действия или вручную. Продукт имеет очень хорошую производительность и стойкость при обработке лаков, красок, грунтовок и пластиков.

Может использоваться как для шлифовки с водой, так и без воды.

Зернистость	Применения	Комментарии
P400	Финальный шаг при шлифовке грунтов с использованием машины двойного действия перед нанесением двухкомпонентных финишных покрытий Шлифовка пластиковых бамперов Матирование антигравийных покрытий — перед нанесением базового покрытия и лака	Не рекомендуется к использованию перед нанесением серебристых/светлых цветов с эффектом "металлик"
P600	Финальный шаг при шлифовке грунта перед нанесением базового покрытия (базового покрытия на основе воды)	Подробно информация представлена в Стандартной Операционной Процедуре "3M Процесс шлифовки"

P800	Финальный шаг при шлифовке грунта перед нанесением базового покрытия Матирование	Подробно информация представлена в Стандартной Операционной Процедуру "3М Процесс шлифовки"
P1000	Матирование	Подробно информация представлена в Стандартной Операционной Процедуру "3М Процесс шлифовки"
P1200	Удаление грубых дефектов (шагрень), как часть Системы Полировки Полировка полиуретанового лака	
P1500	Удаление дефектов — Система Полировки	
P2000	Устранение мелких дефектов — Система Полировки	Для удаления небольших дефектов шагрени

3) Физико-технические характеристики

Основа: Гибкая основа из вспененного материала с системой крепления Hookit™

Минерал: Оксид алюминия

Связующее: Клей на основе смолы

Цвет: Прозрачная пленка с синей основой из вспененного материала

Зернистость: P400–P2000 (FEPA)

4) Применение

Универсальные: подходят для работы с водой или «на сухую», ручного матирования или с применением оборудования.

5) Условия и срок хранения

Все абразивные изделия с покрытием рекомендуется хранить при постоянной температуре в диапазоне 18–22°C и влажности 50–65%. Их следует хранить вдали от сырых (или холодных) стен, окон или полов, чтобы избежать возможного влагопоглощения. Следует также избегать хранения вблизи источников тепла, таких как паровые печи, радиаторы, воздуховодами горячего воздуха, печи и т. д. Оптимальным местом хранения продукта до момента использования является оригинальная упаковка. В этих условиях срок хранения неограничен.

6) Правила техники безопасности

По возможности шлифовку следует проводить в хорошо вентилируемом помещении, и настоятельно рекомендуется надевать подходящие закрытые защитные очки, респиратор и перчатки. Запрещается модификация полировальников. Их следует использовать только в исходном размере и форме, в том виде, в котором они были поставлены.

3М™ Гибкий Абразивный Круг на вспененной основе предназначен ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

7) Важная информация

Выбор и применение продукта:

Многие факторы, не зависящие от 3М, и уникальные для пользователя знания, и контроль, могут повлиять на использование и производительность продукта 3М в конкретном применении. В этой связи клиент несет единоличную ответственность за оценку продукта и определение того, является ли он подходящим и пригодным для применения клиентом, включая проведение оценки опасности на рабочем месте и проверку всех применимых норм и стандартов (например, OSHA, ANSI и т. Д.). Невыполнение надлежащей оценки, выбора и использования продукта 3М и использование несоответствующих средств защиты или несоблюдения всех применимых правил безопасности может привести к травмам, болезни, смерти и / или повреждению имущества.

Гарантия, ограничение правовой защиты и отказ от ответственности:

Если на упаковке продукта 3М или технической документации по продукту (в этом случае действует такая гарантия) не указано иное, 3М гарантирует, что каждый продукт 3М соответствует действующей спецификации продукта 3М на момент поставки 3М. 3М НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛЮБУЮ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ИЛИ УСЛОВИЯ ТОВАРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИХ ПОСРЕДСТВОМ ПРОДАЖИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Если продукт 3М не соответствует данной гарантии, единственным и исключительным средством защиты является, по выбору 3М, замена продукта 3М или возврат стоимости покупки.

Ограничение ответственности:

За исключением указанного выше, и за исключением случаев, запрещенных законом, 3М не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате использования продукта 3М или связанные с ним, будь то прямой, косвенный, специальный, случайный или последующий (включая, но не ограничиваясь, упущенную выгоду или деловые возможности), независимо от утвержденной юридической или справедливой теории, включая, но не ограничиваясь, гарантию, контракт, небрежность или прямую ответственность.



Дополнительная информация о здоровье и безопасности

3M Россия Материалы для авторемонта 108811, Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 6, стр. 1, Офисный парк Comcity Тел.: +7 (495) 784 7474 Тел.: +7 (800) 250 8474 www.3mrussia.ru/aad	Представительство АО «3M East AG» в Республике Беларусь Материалы для авторемонта 220089, Минск, пр. Дзержинского, 57 БЦ «Омега Тауер», 5 этаж Тел.: + 375 17 372 70 06 www.3mrussia.ru/aad	3M Казахстан Материалы для авторемонта 050051, Алматы, ул. Фонвизина, 17А БЦ «Коктем 2», 3 этаж Тел.: +7 727 333 00 00 www.3mrussia.ru/aad
---	--	---

3M, Hookit являются торговыми марками компании 3M. © 3M, 2021. Все права защищены.