


3M Ciencia.
Aplicada a la vida.™

Soluciones en Mantenimiento y Reparación 3M para
Máquinas y Equipos

Para cada trabajo,
una solución.





Mantenga sus máquinas bien aceitadas y en funcionamiento

Un set completo de soluciones que le ayudan a resolver sus problemas.



Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos.

Hay muchas piezas en movimiento cuando se trata de mantener, arreglar, limpiar y proteger las máquinas y equipos de sus instalaciones, día tras día. Pero usted está preparado para afrontar cualquier trabajo o reto porque cuenta con el poder de las Soluciones de Mantenimiento y Reparación Industrial 3M, de gran calidad y confiabilidad, que le ayudarán a hacer el trabajo rápido y bien, a la primera.

Tenemos los suministros que necesita para arreglar, mantener, limpiar y proteger, de forma rápida y confiable.

Soluciones en Mantenimiento Preventivo.

Soluciones en Reparación.

Con su conocimiento y todo lo que 3M ofrece, tiene lo necesario para hacerse cargo de su día con confianza. Juntos, podemos ayudarle a mantener la producción en marcha de manera fluida y eficiente.





Para cada trabajo, una solución

Productos rápidos, sencillos y que facilitan su trabajo.

Soluciones en Mantenimiento Preventivo.

Limpiar y lubricar partes móviles.

3M™ Lubricante de Silicona.

Lubricante confiable que puede utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones.

- De secado rápido para mantener la productividad.
- Larga duración y sin manchas para mantener limpias las superficies de trabajo.
- También está disponible la opción baja en COVs.



Limpiar y desengrasar conjuntos de metal.

3M™ Limpiador de Frenos de Alta Potencia 08880.

Elimina el aceite hasta 2 veces más rápido, lo que significa que puedes utilizar hasta 50 % menos limpiador de frenos. Limpia los conjuntos metálicos sin dejar residuos. El producto suministra un chorro de alta potencia para eliminar depósitos difíciles, disolventes, suciedad, grasa y aceite.

- Limpia los contaminantes con una precisión excepcional.
- Penetra profundamente para eliminar la suciedad oculta en zonas de difícil acceso.
- No es necesario limpiar las piezas y el equipo después de la pulverización.
- También están disponibles opciones bajas en COVs.



Arreglar las tuercas y tornillos oxidados, liberar las piezas roscadas congeladas e inhibir el óxido.

3M™ 5-Way Penetrant.

Aerosol multiusos diseñado para liberar las piezas inamovibles que se han oxidado o congelado, al tiempo que desplaza la humedad. Ha demostrado inhibir la corrosión y el óxido en ciertas aplicaciones.

- Puede actuar como lubricante de roscado para el acero inoxidable y el aluminio.
- Desplaza la humedad y seca los componentes electrónicos.
- Lubricante ligero que funciona bien con instrumentos de precisión delicados.



Eliminar grasa, alquitrán, aceite y tinta de los equipos metálicos.

3M™ Industrial Cleaner.

Ayuda a disolver y eliminar la suciedad, grasa, alquitrán y muchos adhesivos no curables. Limpia sin dejar rayas y tiene un fresco aroma a cítricos. En algunos casos, puede utilizarse en lugar de disolventes clorados o a base de petróleo para desengrasar y otras aplicaciones industriales.

- No corrosivo.
- Requiere limpiar las piezas y el equipo después de la pulverización.
- No debe utilizarse en los frenos.



Eliminar adhesivo y exceso de pulverización.

3M™ Adhesive Remover.

Ideal para ayudar a disolver y eliminar los residuos de adhesivo dejados por cintas, etiquetas, adhesivos y otros.

- Limpia sin dejar rayas.
- Ha demostrado ser excelente para la limpieza de una gran variedad de materiales industriales.
- Se limpia con una toalla de taller después de su uso, sin dejar residuos.



Limpiar máquinas y equipos.

Scotch-Brite™ Hand Pads.

Pueden usarse en seco o en mojado y enjuagarse para un uso repetido, se adaptan a superficies irregulares y se meten en las esquinas sin perder rendimiento.

7447.

Alternativa superior a la lana de acero (Grado 0), el cepillo de alambre, el papel de lija y otros productos no tejidos para tareas de limpieza o acabado.

- Limpia y da un acabado eficiente.
- Partículas abrasivas estrechamente clasificadas para un rayado consistente y uniforme durante toda la vida de la almohadilla manual.
- Larga duración que minimiza la carga.
- Reduce el tiempo de preparación de la superficie y ofrece una durabilidad excepcional.
- Certificado por HACCP International como "seguro para los alimentos" y "apto para el uso".



7448.

Se comporta como la lana de acero de grado 00 sin fragmentarse, oxidarse o astillarse.

- Corta más rápido y produce un acabado más consistente que los abrasivos no tejidos convencionales.
- La almohadilla de larga duración está especialmente recubierta para minimizar la carga.



Scotch-Brite™ Pads 96.

Paño de limpieza sintético original.

- Limpia 2 o 3 veces más rápido y dura 2 o 3 veces más que otros paños de limpieza.
- No se oxida y es resistente.
- Certificado por HACCP International como "seguro para los alimentos" y "apto para el uso".



Limpiar superficies de metal (Quitar óxido, pintura y revestimientos).

Discos Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut.

Para la eliminación de fosas de óxido u oxidación pesada sin dejar divisiones. Ideal para el refinamiento de soldaduras y la eliminación de la decoloración de las mismas.

- Eliminación de pintura gruesa y revestimientos.
- Corta hasta el metal descubierto rápidamente.
- Disminución de la formación de trozos - mayor vida útil.



Desinfectar máquinas y equipos.

Desinfectante Listo para Usar 3M™ TB Quat.

Fórmula desinfectante sin enjuague, registrada por la EPA, que desinfecta y limpia superficies duras y no porosas. Eficaz contra la tuberculosis, el VHB, el VIH 1, el SARM, el ERV y otros patógenos. Agradable fragancia a limón. Vida útil prolongada de 1 año.

- Elimina el SARS-CoV-2, causante del COVID-19 (Coronavirus 2 relacionado con el SARS) en superficies duras no porosas ¡en solo 60 segundos!
- Limpiador, desodorante, desinfectante, viricida, tuberculicida, antimoho y fungicida listo para usar.
- No ácido ni abrasivo.



Ayudar a prevenir las lesiones por resbalones y tropiezos.

3M™ Safety-Walk™- Cintas Antideslizantes.

El material antideslizante con revestimiento mineral presenta una superficie muy duradera para soportar el tráfico de equipos.

- Fácil de aplicar, diseño discreto.
- Aplicaciones: superficies planas, escalones, entradas, rampas, escaleras, equipos para el césped, maquinaria y vehículos.
- Certificación de alta tracción NFSI.
- Serie 500: se conforma a esquinas, curvas y superficies irregulares.
- Serie 600: uso general.
- Serie 700: evita el atasco en aplicaciones sucias y aceitosas.




Contener goteos y derrames.

Absorbentes de Mantenimiento 3M™.

Los Absorbentes de mantenimiento de alta capacidad de 3M™ son ligeros y fáciles de usar. Tienen una gran duración y un alto poder de absorción en la mayoría de los fluidos para mantener limpio y seguro el lugar de trabajo.

- Uso en la mayoría de los líquidos no agresivos.
- Muy absorbente, de bajo perfil y no granulado, por lo que no dañará el equipo de la planta.
- Perfecto para colocarlo dentro, debajo y alrededor de las máquinas o en las bandejas de goteo.
- Disponible en múltiples tamaños y formatos.



Marcar áreas de peligro alrededor de equipos.

3M™ Hazard Marking Tapes.

471.

Cinta adecuada para marcar zonas de tráfico ligero, equipos, paredes y tuberías con una amplia gama de colores para su correcta identificación.

Cintas de Seguridad 3M™.

5702.

Elección duradera y flexible.

Se mantiene en su sitio gracias a sus propiedades especiales de estiramiento y adhesión para adaptarse a superficies irregulares y líneas curvas.

- El color vibrante conserva el brillo incluso cuando se expone a la abrasión, el desgaste y a la mayoría de los disolventes.
- Se elimina limpiamente en una gran variedad de superficies.



Enmascaramiento de pintura.

General Use Masking Tape 201+.

- Buena adhesión.
- Remoción limpia, no deja residuos de adhesivos en las piezas.
- Uso en aplicaciones de repintado del automóvil y uso general.
- Altamente sensible a la presión.
- Soporta temperaturas de hasta 93 °C.



Soluciones en reparación

Pegar y sellar conjuntos roscados.

3M™ Scotch-Weld™ Threadlockers.

Proporciona resistencia a la vibración, corrosión y golpes para los sujetadores en forma ensamblada. Nuestro adhesivo anaeróbico azul de torsión de remoción media, se dispensa como un producto de viscosidad media y de un solo componente. Es un adhesivo anaeróbico de tiempo abierto largo, cura rápidamente en ausencia de aire cuando las piezas están ensambladas.

- Evita que las tuercas y los tornillos se aflojen con las vibraciones.
- Rellena y sella las roscas para ayudar a detener la corrosión, el óxido y las fugas.
- Elimina la necesidad de arandelas de seguridad.
- También disponible: de baja resistencia (púrpura); de alta resistencia (rojo).



Adhesión de juntas de goma a superficies metálicas.

Adhesivo 1300.

Adhesivo a base de hule con alta resistencia y buen desempeño al calor. Es un adhesivo de uso general que se puede utilizar en la mayoría de los materiales de caucho y en juntas de metales.

- Baja viscosidad para aplicar con atomizador.
- Secado rápido y resistencia al calor para hule y metales.
- Industria general.
- Unión, adherencia, pegado, fijación y sujeción.



Junta y sellar.

Sellador Adhesivo de Poliuretano 3M™ 550 de curado rápido.

Un adhesivo de baja viscosidad con tiempo rápido de fraguado, creando una unión elástica permanente.

- Adhiere una variedad de materiales similares y disímiles.
- El adhesivo de un solo componente proporciona un tiempo de curado rápido sin necesidad de mezclar.
- La fórmula de baja viscosidad es ideal para crear líneas de unión muy finas.




Reparaciones rápidas.

3M™ Cinta de Ducto DT8.

Uso general para las necesidades diarias.

- El diseño único ofrece una alta adhesión e instantánea junto con la máxima adaptabilidad.
- Ideal para superficies contorneadas y de etiquetado rápido.
- Buena resistencia a la tracción para agrupaciones ligeras.
- Reparaciones rápidas, empalmes, sujeción temporal y accesorios rápidos.



3M™ Cinta de Ducto DT11.

Alta resistencia, lista para lo que sea.

- Se adhiere de inmediato y permanece en superficies irregulares difíciles de adherir sin levantar, incluso en la mayoría de los plásticos.
- El respaldo de polietileno es resistente al agua. Resiste el desgaste y la abrasión ligera.
- Sellado resistente a la humedad en muchas situaciones de contención, como el sellado de tuberías y la fijación de capas de polietileno pesadas.
- Bordes con baja adherencia para que se mantengan limpios.



Aislar y proteger cables eléctricos.

Cinta eléctrica de vinilo Scotch® Super 33+™.

Cinta de 7 milésimas de pulgada de grosor de calidad superior, la cual proporciona aislamiento eléctrico primario para alambres, empalmes de cables y aplicaciones de barras hasta 600V.

- Tiene una excelente resistencia a la abrasión, humedad, álcalis, ácidos, corrosión y diferentes condiciones climáticas (incluida la exposición a los rayos UV).
- Retardante a la flama.
- Diseñada para funcionar de forma continua a temperatura ambiente hasta 105 °C.
- Se adapta para aplicaciones en climas fríos hasta -18 °C.
- Listada UL, Listada CSA, cumple con RoHS.





Todo lo que necesita para hacerlo todo.

Cuando se dispone de la mayor gama del mundo de productos de confianza para el mantenimiento, la reparación, la limpieza y la seguridad, no hay tarea demasiado grande ni proceso demasiado complejo. Juntos, asumimos lo que nos trae cada día, lo desglosamos y lo hacemos. Todo su ingenio. Toda nuestra tecnología. Todos trabajando en conjunto.

Soluciones en Mantenimiento y Reparación 3M para:

 **Máquinas
y Equipos.**

 **Superficies.**

 **Limpieza
y Desinfección.**

 **Eléctricos.**

 **HVAC
y Plomería.**

 **Metal.**

 **Flotas
y Vehículos.**

 **Suelos
y Superficies.**

Confíe en 3M. Pregunte a su representante.

3M

Grupo de Negocios de Seguridad e Industria
3M Latinoamérica

Por favor, recicle. © 3M 2021. Todos los derechos reservados.
3M, Command, Post-it, Roloc, Scotch, Scotch-Brite son marcas registradas de 3M.
70-0000-0000-0