

**3M** Science.  
Applied to Life.™

# Le ruban électrique de référence

Pour les projets d'isolation de base, de maintien et de groupage

## 3M™ Temflex™ 155

Ruban électrique en PVC destiné à un usage général



Le ruban 3M™ Temflex™ 155 est votre solution économique pour le marquage, l'isolation et le groupage de fils de base au quotidien, dans des conditions ambiantes. Parfait pour les besoins d'assemblage quotidiens généraux.

### Description du produit :

- Idéal pour les applications professionnelles de base, bricolage et quincaillerie
- Adhérence et résistance de base pour les besoins quotidiens
- Convient aux utilisations intérieures ambiantes et à des températures comprises entre 0 et 60 °C
- Conforme aux normes CEI 60454-3-1-1/F-PVCP/60 et RoHS2015/863/UE
- Couleurs disponibles :



Tâches légères et simples



Tirage de fils



Applications résidentielles



Frettage temporaire

#### Avertissement important

Avant d'utiliser ce produit, vous devez l'évaluer et déterminer s'il convient à votre application. Vous assumez tous les risques et la responsabilité liés à une telle utilisation du produit.

**3M France**  
1 Parvis de l'Innovation  
CS 20203  
95006 Cergy-  
Pontoise  
France  
Tel : 09 69 321 478  
www.3mfrance.fr

**3M Belgium bvba/sprl**  
Hermeslaan 7  
1831 Diegem  
Belgium  
Tel. (+32) 02 722 51 11  
www.3mbelgique.be

**3M (Schweiz) GmbH**  
Eggstrasse 91  
CH-8803 Rüschlikon  
Tel: 044 724 90 90  
www.3mschweiz.ch

© 3M 2021. 3M et Temflex sont des marques déposées de la société 3M. Tous droits réservés. OMG179371