

3M Science.
Applied to Life.™

Le ruban électrique de référence

Pour un regroupement et une isolation simples à l'extérieur

3M™ Temflex™ 175

Ruban électrique en PVC destiné à un usage général



Le ruban 3M™ Temflex™ 175 est un ruban isolant à usage général plus épais et plus durable. Ce ruban offre performance, fiabilité et une solution économique pour isoler et protéger les raccordements de câbles électriques basse tension.



Performances
moyennes



Reconstitution
de la gaine
de câble



Regroupement
de fils durables



Meilleure
adhérence
et élasticité

Description du produit :

- Meilleure adhérence et étirement que le ruban Temflex™ 165 et plus épais pour les applications générales plus difficiles et exigeantes
- Convient pour les utilisations intérieures modérées et extérieures protégées contre les intempéries, dans une plage de température plus large, entre -10 °C et 90 °C
- Fournit une enveloppe protectrice pour les épissures et réparations de câbles haute tension
- Isolation électrique pour les fils et câbles jusqu'à 600 volts
- Disponible en noir uniquement
- Certifié selon la norme UL 510, et conforme CEI 60454-3-1-5/ F-PVCP/90 et à la directive RoHS 2015/863/UE

Avertissement important

Avant d'utiliser ce produit, vous devez l'évaluer et déterminer s'il convient à votre application. Vous assumez tous les risques et la responsabilité liés à une telle utilisation du produit.

3M France
1 Parvis de l'Innovation
CS 20203
95006 Cergy-Pontoise
France
Tel : 09 69 321 478
www.3mfrance.fr

3M Belgium bvba/sprl
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Belgium
Tel. (+32) 02 722 51 11
www.3mbelgique.be

3M (Schweiz) GmbH
Eggstrasse 91
CH-8803 Rüschlikon
Tel: 044 724 90 90
www.3mschweiz.ch

© 3M 2021. 3M et Temflex sont des marques déposées de la société 3M.
Tous droits réservés. OMG107917