

3M Svenska AB

Produktkatalog 2024

Slipteologi

Gäller fr.o.m. 2024-04-01

Informationen i den här katalogen är aktuell vid publiceringsdatumet. Produkternas tillgänglighet kan ändras av 3M från tid till annan. 3M ansvarar inte för eventuella fel eller utelämnanden.

Innehållsförteckning

Rondeller

Fiberrondell	18
Lamellrondeller	23
Filmrondeller	26
Slipduksrondell	30
Pappersrondeller	33
Ytkonditioneringsrondeller	35
Snabbkopplingsrondeller	43

Skiva

Kap- och slipskivor	52
Gradning och finishhjul	58

Borstar

Radialborstar & Borstrondeller	64
Lamellborstar	69

Ark och rullar

Ark och rullar, Ytkonditionering	72
----------------------------------	----

Handhållna slipverktyg

Handdynor	76
-----------	----

Slipband

Slipduksband	83
Ytkonditioneringsband	96

Slipverktyg

Hållare och stödplattor	100
-------------------------	-----

Innehållsförteckning

Slipmaskiner	107
Vinkelslipar	111
Dammutsugningssystem	112

3M™ Slipsteknologi



Cubitron™ 3
Performance Abrasives



Nu inleds en ny era för vinkelslipar.

Vi presenterar 3M nyutvecklade precisionsformade slipmineral vilket ger längre livslängd och snabbare avverkning än tidigare. Detta innebär maximerad hållbarhet och ökad tids- och arbetseffektivitet.

3M™ Cubitron™ 3 Fiberrondell 1182C, 36+

Upp till

60 %


- Snabbare avverkningshastighet
- Mer totalt material avverkat

vs. 3M™ Cubitron™ II Fiberrondell 982C, 36+



Förbättrad kristallografisk orientering


Ny teknologi



Cubitron™ 3
Performance Abrasives


◀ Vår senaste 3M precisionsformade slipmineral

Omkonstruerad precisionsformad keramisk triangulär slipmineral med en helt ny borstform. Detta bidrar till ökad produktivitet och sänkta totala slippkostnader.



3M precisionsformad slipmineral

- ◀ 3M var banbrytande med precisionsformade slipmineraler. Dessa bygger på 3M teknologi med mikroreplikering vilket bildar vassa spetsar som avverkar metall extremt effektivt. De skär kallare och har längre livslängd jämfört med konventionella slippkorn.



Konventionella keramiska slippmaterial

- ◀ Konventionella keramiska slippkorn "plöjer" genom metallen så att det alstras värme i både arbetsstycke och slippmaterial. Detta sänker avverkningsgraden och förkortar rondellens livslängd, jämfört med vår senaste precisionsformade slipmineral.



Cubitron™ 3

Performance Abrasives

Förvandlande arbete med banbrytande slipkornsteknologi i 40 år

I över 40 år har 3M™ Cubitron™ tillhandahållit maximal produktivitet, men nu har de bästa blivit ännu bättre! Vi presenterar 3M™ Cubitron™ 3 Performance Abrasives – nästa generation av högkvalitativa slipprodukter!

Med vårt nya sortiment har vi gjort banbrytande framsteg inom precisionsformade slipmineraler vilket ger 3 gånger längre livslängd och snabbare avverkning än tidigare. Upptäck skillnaden med 3M™ Cubitron™ 3 Performance Abrasives och upplev förbättringar inom alla områden i din verkstad – från produktivitet och arbetarskydd till hållbarhet.

Vi har uppdaterat sortimentet!



Produktivitet



Arbetarskydd



Hållbarhet



CUBITRON™ II

Industrial Abrasives



Cubitron™ 3


Performance Abrasives

Det här var det första sortimentet av avverknings- och slipprodukter med 3M:s slipmedel med precisionsformade pyramidformade slipmineraler. Det lanserades 2012.

Nu kommer vi med ett uppdaterat och ännu starkare sortiment.



Ökar avsevärt avverkningshastigheten och produktens livslängd för tunga slip- och avverkningstillämpningar. Vi har ombearbetat precisionsformade keramiska pyramidformade slipmineraler med egenutvecklade genombrott inom molekylär bindningsteknik.




*jämfört med 3M™ Cubitron™ II

3M™ Slipteknologi





3M™ Slipsteknologi




Tekniken bakom släthet

Scotch-Brite™-serien av ytkonditioneringsband innehåller en mängd non-woven syntetisk fiberväv som lämpar sig för en stor mängd användningsområden. Dessa band är väl lämpade för rengöring, utjämning, gradning, finishing och polering, och förbättrar ytorna utan att arbetsstyckets form eller dimension ändras signifikant. Scotch-Brite™-slipmaterialen hålls svalt och motstår igensättning tack vare deras öppna vävkonstruktion, vilket minskar risken för delvis missfärgning och deformation.

Scotch-Brite™ non-woven teknologi. Skapad för perfektion.

En tuff, non-woven-nylonväv som impregnerats med harts och mineraler i hela sin struktur.

- En fjäderlik rörelse ger en jämn, gradfri yta
- Enkel att använda, mindre omarbete, färre avvísningar




3M™ Slipsteknologi

Trizact™



3M™ Slipsteknologi

Trizact™



Tekniken bakom finishing

Med hjälp av en annan egenutvecklad teknik härstammar Trizact™-slipmaterialen från 3M:s stora erfarenhet av mikroreplikering. Till skillnad från konventionella slipmaterial, som utgörs av slumpmässigt fördelade och oregelbundna mineraler, bidrar den enhetliga konfigurationen hos Trizact™-slipmaterialen till en jämnare finish med högre avverkning och lägre temperatur vid slipning och finishing. De snabba, fina, konstanta ytorna som möjliggörs med Trizact™-slipmaterial hjälper till att minska avvisningsgraden och förbättra arbetarnas produktivitet.

Tekniken bakom enhetlig finish

3M™ Trizact™-slipprodukterna har utvecklats ur den patenterade 3M-tekniken för mikroreplikering och består av exakt slipade, tredimensionella strukturer som är jämnt fördelade över substratet.

- ▶ Enhetlig utförande för jämn prestanda
- ▶ Snabbare avverkning
- ▶ Mineral i flera skikt

Konventionella slipmaterial är vassa till en början men mattas snabbt.



De tredimensionella strukturerna i 3M™ Trizact™-slipprodukterna innehåller flera mineralskikt. När dessa strukturer slits, exponeras fräsch, vass mineral för arbetsstycket vilket leder till en snabbare och jämnare avverkning under bandets hela livslängd.



Rondeller



Cubitron™ 3

Performance Abrasives



Producera mer. Med mindre arbete.

3M™ Cubitron™ 3 Fiberrondeller

Upplev nästa generation av
högkvalitativa slipprodukter där
produktivitet, säkerhet, hållbarhet
och optimering av automatisering
ligger i fokus!



3M™ Cubitron™ 3 Fiberrondeller 1182C, 36+ och 1187C, 36+

3M™ Cubitron™ 3 Fiberrondell 1182C, 36+

Snabbare avverkning


Snabbare avverkning. Mer slitstarka och snabbare fiberrondeller bidrar till att förbättra produktiviteten och dina resultat

Totalt material avverkat

Färre byten och effektivare arbete

Lägre risk för utmattning för operatören

Designad för att avverka med mindre tryck



Fler delar per rondell



Snabbare genomströmning



Kalkskärande avverkning

Kolstålslipning

Upp till

26 %

Snabbare initial avverkning*




Kolstål: anspråket för "initial avverkning" har tagits fram genom beräkning av genomsnittlig avverkning/cykel från cyklerna 1–2 (första två minuterna av slipning). Varje cykel på testmetoden består av slipning i 1 minut. Felstaplar representerar resultaten med en förtroendenivå på 95 %.

Upp till

36 %

Snabbare upprätthållen avverkningshastighet*




Kolstål: anspråket om "hållbar avverkningshastighet" har tagits fram genom beräkning av genomsnittlig avverkning/cykel från cyklerna 7–20 (slipning i 14 minuter). Felstaplar representerar resultaten med en förtroendenivå på 95 %.

Upp till

34 %

Mer totalt material avverkat*



Kolstål: anspråket om "totalt avverkat material" har tagits fram genom beräkning av genomsnittlig mängd mald metall under hela testmetoden (30 cykler eller slipning i 30 minuter). Felstaplar representerar resultaten med en förtroendenivå på 95 %.

*Jämfört med konkurrerande formade slipmineral A. Resultaten är baserade på ett automatiskt, 30-minuters högtryckstest på 1018 stål med 180 mm korn 36+ fiberrondeller och 3M™ Räfflad underläggsplatta 80514 på en servomotor.

3M™ Cubitron™ 3 Fiberrondell 1187C, 36+

Snabbare avverkning

Snabbare avverkning. Mer slitstarka och snabbare fiberrondeller bidrar till att förbättra produktiviteten och dina resultat

Totalt material avverkat

Färre byten och effektivare arbete

Lägre risk för utmattning för operatören

Designad för att avverka med mindre tryck

Kylmedel

Minskar risken för missfärgning från värmeskador i värmekänsliga metaller



Fler delar per rondell



Snabbare genomströmning




Kallskärande avverkning

Slipning av rostfritt stål

Upp till

43 %

Snabbare initial avverkning*




Rostfritt stål: anspråket för "initial avverkning" har tagits fram genom beräkning av genomsnittlig avverkning/cykel från cyklerna 1–2 (första två minuterna av slipning). Varje cykel på testmetoden består av slipning i 1 minut. Felstaplar representerar resultaten med en förtroendenivå på 95 %.

Upp till

61 %

Snabbare upprätthållen avverkningshastighet*




Rostfritt stål: anspråket om "hållbar avverkningshastighet" har tagits fram genom beräkning av genomsnittlig avverkning/cykel från cyklerna 3–6 (slipning i 4 minuter). Felstaplar representerar resultaten med en förtroendenivå på 95 %.

Upp till

52 %

Mer totalt material avverkat*



Rostfritt stål: anspråket om "totalt avverkat material" har tagits fram genom beräkning av genomsnittligt mängd malad metall under hela testmetoden (10 cykler eller slipning i 10 minuter). Felstaplar representerar resultaten med en förtroendenivå på 95 %.

*Jämfört med konkurrerande formade slipmineral A. Resultaten är baserade på ett automatiskt, 10-minuters högtryckstest på 304 stål med 180 mm korn 36+ fiberrondeller och 3M™ Räfflad underläggsplatta 80514 på en servomotor.



Xtract™
Clean Sanding

**Välj prestanda.
Lämna dammet
bakom dig.**

**3M Xtract™ Cubitron™ II
Nätrondell 710W**

**Ytterligare ett “High-performance”
slipsystem från 3M.**



**3M Xtract™ Cubitron™ II
Nätrondell 710W**

Premiumrondell med unik beläggning

- Unik nätrondell
- Upp till 97 % dammutsug
- Hög avverkningsförmåga
- Utvecklad för lägre anläggningstryck

Fiberrondell

Focus

3M™ Cubitron™ Fiberrondell 1182C

3M™ Cubitron™ 3 Fiberrondell 1182C är en slitstark fiberrondell. Tack vare 3M:s nyutvecklade precisionsformade slipmaterial, finns möjligheten att öka produktiviteten och minska de totala slipkostnaderna jämfört med andra fiberrondeller och navrondeller vid slipning av mjukt stål eller kolstål. Den här slitstarka fiberrondellen avlägsnar totalt upp till 60 % mer material jämfört med 3M™ Cubitron™ II Fiberrondell 982C, 36+. Produkten har hög avverkningshastighet och hög materialavverkning inom ett brett spektrum av appliceringstryck. Dessutom är den utformad för att minska exponeringen för hand- och armvibrationer. Fiberrondellen är användarvänlig samt ger ökad effektivitet för användaren.



- OMARBETADE OCH PRECISIONSFORMADE SLIPMINERALER FRÅN 3M: Använder omkonstruerat precisionsformat korn, en egenutvecklad teknik med skarpa, vinklade strukturer som kontinuerligt spricker för att bilda skarpa punkter som ger ett jämnt slitage, minskar värmeutvecklingen och optimerar mineralnedbrytningen
- SLIPNING PÅ EN HELT NY NIVÅ: Ger upp till 51 % högre initial avverkningshastighet och upp till 61 % högre kontinuerlig avverkningshastighet jämfört med 3M™ Cubitron™ II Fiberrondell 982C, 36+
- SLITTÅLIG KONSTRUKTION: En styv fiberbaksida och stark hartsbindning ger hållbarhet och slitsstyrka för krävande användningsområden som slipning med medelhögt till högt tryck, borttagning av svetsfogar och avfasning, inklusive robotprocesser

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100309905	3M™ Cubitron™ Fiberrondell 1182C, 36+, 100 mm x 16 mm, slitsad	100	Styck
7100308530	3M™ Cubitron™ Fiberrondell 1182C, 36+, 115 mm x 22 mm, slitsad	100	Styck
7100308531	3M™ Cubitron™ Fiberrondell 1182C, 36+, 125 mm x 22 mm, slitsad	100	Styck
7100309790	3M™ Cubitron™ Fiberrondell 1182C, 36+, 150 mm x 22 mm, slitsad	100	Styck
7100309904	3M™ Cubitron™ Fiberrondell 1182C, 36+, 177.8 mm x 22.23 mm	100	Styck
7100309794	3M™ Cubitron™ Fiberrondell 1182C, 36+, 180 mm x 22 mm, slitsad	100	Styck

3M™ Cubitron™ Fiberrondell 1187C

3M™ Cubitron™ 3 Fiberrondell 1187C ger betydande produktivitetsvinster vid alla typer av applikationer. Detta tack vare 3M:s senaste precisionsformade slipmineral som bidrar till ökad produktivitet och sänkta totala slipkostnader. Styvt fiberunderlag och ett starkt hartsbindemedel ger hållbarhet och slitstyrka. Mer slitstarka och snabbare fiberrondeller som är designade för att avverka med mindre tryck ger lägre risk för utmattning för användaren.



- OMARBETADE OCH PRECISIONSFORMADE SLIPMINERALER FRÅN 3M: Använder omkonstruerat precisionsformat korn, en egenutvecklad teknik med skarpa, vinklade strukturer som kontinuerligt spricker för att bilda skarpa punkter som ger ett jämnt slitage, minskar värmeutvecklingen och optimerar mineralnedbrytningen
- SLIPNING PÅ EN HELT NY NIVÅ: Ger upp till 53 % högre initial avverkningshastighet och upp till 43 % högre kontinuerlig avverkningshastighet jämfört med 3M™ Cubitron™ II Fiberrondell 987C, 36+
- SNABB AVVERKNING: Har ett kylmedel och kräver mindre tryck, vilket ger ett förutsägbart slitage samtidigt som det hjälper till att minska metallmissfärgningar och risken för spänningssprickor i värmekänsliga legeringar som rostfritt stål och icke-järnhaltiga metaller

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100309798	3M™ Cubitron™ Fiberrondell 1187C, 36+, 100 mm x 16 mm, slitsad	100	Styck
7100309789	3M™ Cubitron™ Fiberrondell 1187C, 36+, 115 mm x 22 mm, slitsad	100	Styck
7100310794	3M™ Cubitron™ Fiberrondell 1187C, 36+, 125 mm x 22 mm, slitsad	100	Styck
7100309787	3M™ Cubitron™ Fiberrondell 1187C, 36+, 150 mm x 22 mm, slitsad	100	Styck
7100309795	3M™ Cubitron™ Fiberrondell 1187C, 36+, 180 mm x 22 mm, Slitsad	100	Styck

3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 982C

3M™ Cubitron™ II-fiberrondeller 982C presterar bättre än keramiska sliprondeller i branschen. Rondellerna är tillverkade i en teknik med precisionsformade 3M-slipkorn som ger två gånger så hög skärhastighet, varaktighet och hållbarhet än konventionella rondeller samtidigt som de kräver mindre sliptryck.



- Genom tekniken med precisionsformade 3M-slipkorn avverkar rondellerna exceptionellt snabbt med mindre tryck, och är effektivare än alla konventionella keramiska sliprondeller i branschen
- Vara upp till dubbelt så länge som konventionella rondeller
- Hållbarheten per rondell är betydligt längre, fler delar per rondell kan bearbetas med färre rondellbyten

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000000402	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 982C, 100 mm x 16 mm, 36+	100	Styck
7000000403	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 982C, 100 mm x 16 mm, 60+	100	Styck
7000028192	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 982C, 115 mm x 22 mm, 36+	100	Styck
7000028194	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 982C, 115 mm x 22 mm, 60+	100	Styck
7000028196	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 982C, 115 mm x 22 mm, 80+	100	Styck
7000028191	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 982C, 125 mm x 22 mm, 36+	100	Styck
7000028195	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 982C, 125 mm x 22 mm, 60+	100	Styck
7000028197	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 982C, 125 mm x 22 mm, 80+	100	Styck
7000045230	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 982C, 150 mm x 22 mm, 36+	100	Styck
7000028201	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 982C, 178 mm x 22 mm, 36+	100	Styck
7000028203	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 982C, 178 mm x 22 mm, 60+	100	Styck
7000028204	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 982C, 178 mm x 22 mm, 80+	100	Styck

3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 987C

3M™ Cubitron™ II-fiberrondell 987C ger högre skärhastighet, bättre hållbarhet och längre hållbarhet än andra fiberrondeller och sliprondeller. På våra rondeller används precisionsformade 3M-slipkorn i kombination med en styv fiberbaksida vilket ökar produktiviteten vid medeltunga till krävande operationer.



- Konstruerad för snabbare avverkning och längre hållbarhet än konkurrerande keramiska produkter
- Styv fiberbaksida och starkt gummibindemedel ger hållbarhet och rivtålighet under krävande arbeten.
- Innehåller precisionsformade 3M-slipkorn vilka slipar betydligt kallare och längre än konkurrenternas produkter, vilket innebär mer arbete per rondell och färre byten

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000045159	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 987C, 115 mm x 22 mm, 36+, Slitsad	100	Styck
7000045160	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 987C, 115 mm x 22 mm, 60+, Slitsad	100	Styck
7000045161	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 987C, 115 mm x 22 mm, 80+, Slitsad	100	Styck
7000028193	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 987C, 125 mm x 22 mm, 36+, Slitsad	100	Styck
7000028199	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 987C, 125mm x 22mm, 60+, Slitsad	100	Styck
7000028200	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 987C, 125mm x 22mm, 80+, Slitsad	100	Styck
7000045188	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 987C, 178 mm x 22 mm, 36+	100	Styck
7000045186	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 987C, 178 mm x 22 mm, 60+	100	Styck
7000045187	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 987C, 178 mm x 22 mm, 80+	100	Styck

3M™ Fiberslipskiva 782C

3M™ fiberrondell 782C skär ultrasnabbt i kolstål. Skivorna har vår avancerade slipteknik: precisionsformade 3M-korn. Deras styva fiberunderlag och starka hartsbindemedlet ger hållbarhet och rivstyrka.



Skivorna är kompatibla med 3M:s underläggsplattor (säljs separat).

- Skär snabbt genom kolstål
- Högkvalitativt mineral utmärker sig för krävande applikationer
- Precisionsformade 3M-korn ger högre skärhastigheter

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100099264	3M™ Fiberslipskiva 782C, 100 mm x 16 mm, 36+	100	Styck
7100099249	3M™ Fiberslipskiva 782C, 100 mm x 16 mm, 60+	100	Styck
7100099092	3M™ Fiberslipskiva 782C, 100 mm x 16 mm, 80+	100	Styck
7100099545	3M™ Fiberslipskiva 782C, 115 mm x 22 mm, 36+	100	Styck
7100099250	3M™ Fiberslipskiva 782C, 115 mm x 22 mm, 60+	100	Styck
7100099093	3M™ Fiberslipskiva 782C, 115 mm x 22 mm, 80+	100	Styck
7100099576	3M™ Fiberslipskiva 782C, 125 mm x 22 mm, 36+	100	Styck
7100099094	3M™ Fiberslipskiva 782C, 125 mm x 22 mm, 60+	100	Styck
7100099095	3M™ Fiberslipskiva 782C, 125 mm x 22 mm, 80+	100	Styck
7100099284	3M™ Fiberslipskiva 782C, 180 mm x 22 mm, 36+	100	Styck
7100099091	3M™ Fiberslipskiva 782C, 180 mm x 22 mm, 60+	100	Styck
7100099237	3M™ Fiberslipskiva 782C, 180 mm x 22 mm, 80+	100	Styck

3M™ Fiberslipskiva 787C

3M™ fiberrondell 787C har vår avancerade slipteknik: precisionsformade 3M-korn. Dessa skivor har ett styvt fiberunderlag och stark hartsbindemedel som ger hållbarhet och rivstyrka. De har konstruerats med ett kylmedel och för att ge ultrasnabb skärning.



- Skär hårt och snabbt för att slipa metaller som rostfritt stål och högnickellegeringar
- Högkvalitativt mineral utmärker sig för krävande applikationer
- Precisionsformade 3M-korn ger högre skärhastigheter

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100099238	3M™ Fiberslipskiva 787C, 100 mm x 16 mm, 36+	100	Styck
7100099258	3M™ Fiberslipskiva 787C, 100 mm x 16 mm, 60+	100	Styck
7100099252	3M™ Fiberslipskiva 787C, 100 mm x 16 mm, 80+	100	Styck
7100099241	3M™ Fiberslipskiva 787C, 100 mm x 16 mm, 120+	100	Styck
7100099787	3M™ Fiberslipskiva 787C, 115 mm x 22 mm, 36+	100	Styck
7100099260	3M™ Fiberslipskiva 787C, 115 mm x 22 mm, 60+	100	Styck
7100099254	3M™ Fiberslipskiva 787C, 115 mm x 22 mm, 80+	100	Styck
7100099791	3M™ Fiberslipskiva 787C, 115 mm x 22 mm, 120+	100	Styck
7100099788	3M™ Fiberslipskiva 787C, 125 mm x 22 mm, 36+	100	Styck
7100099245	3M™ Fiberslipskiva 787C, 125 mm x 22 mm, 60+	100	Styck
7100099256	3M™ Fiberslipskiva 787C, 125 mm x 22 mm, 80+	100	Styck
7100099546	3M™ Fiberslipskiva 787C, 125 mm x 22 mm, 120+	100	Styck
7100099257	3M™ Fiberslipskiva 787C, 180 mm x 22 mm, 36+	100	Styck
7100099247	3M™ Fiberslipskiva 787C, 180 mm x 22 mm, 60+	100	Styck
7100099240	3M™ Fiberslipskiva 787C, 180 mm x 22 mm, 80+	100	Styck
7100099243	3M™ Fiberslipskiva 787C, 180 mm x 22 mm, 120+	100	Styck

Lamellrondeller

3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 969F

3M™ Cubitron™ II lamellrondell 969F görs med skikt av slipmaterial. Våra lamellskivor har en unik konstruktion med ett snabbskärande slipmaterial på lameller av kraftig polyesterduk. Skivorna levereras med ett kylmedel och ett halvflexibelt, Y-viktsunderlag som ger varje lamell utmärkt styrka.



- Den slipande lamelldesignen ger mjuka och smidiga skär på rundade och oregelbundna ytor
- Lamellerna slits och exponerar nytt slipmineral, vilket säkerställer snabba och konsekventa skär
- Cubitron™ II slipmedel skär exceptionellt snabbt, vilket ökar produktiviteten

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100105847	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 969F, 115 mm, 40+, Konisk	10	Styck
7100105859	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 969F, 115 mm, 40+, Plan	10	Styck
7100105848	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 969F, 115 mm, 60+, Konisk	10	Styck
7100105860	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 969F, 115 mm, 60+, Plan	10	Styck
7100105849	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 969F, 115 mm, 80+, Konisk	10	Styck
7100105861	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 969F, 115 mm, 80+, Plan	10	Styck
7100105850	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 969F, 125 mm, 40+, Konisk	10	Styck
7100105862	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 969F, 125 mm, 40+, Plan	10	Styck
7100105851	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 969F, 125 mm, 60+, Konisk	10	Styck
7100105863	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 969F, 125 mm, 60+, Plan	10	Styck
7100105852	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 969F, 125 mm, 80+, Konisk	10	Styck
7100105864	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 969F, 125 mm, 80+, Plan	10	Styck
7100105853	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 969F, 150 mm, 40+, Konisk	15	Styck
7100105854	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 969F, 150 mm, 60+, Konisk	15	Styck
7100105855	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 969F, 150 mm, 80+, Konisk	15	Styck
7100105856	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 969F, 178 mm, 40+, Konisk	10	Styck
7100105865	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 969F, 178 mm, 40+, Plan	10	Styck
7100105857	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 969F, 178 mm, 60+, Konisk	10	Styck
7100105866	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 969F, 178 mm, 60+, Plan	10	Styck
7100105858	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 969F, 178 mm, 80+, Konisk	10	Styck
7100105867	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 969F, 178 mm, 80+, Plan	10	Styck

3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 967A

3M™ Cubitron™ II-lamellrondell 967A har överlägsen skärhastighet vid användning under lågt till medelhögt tryck. Rondellerna är idealiska för plana ytor eller utvändigt kantarbete, där slutfinish och reptålighet är viktigt.

- Med precisionsformade 3M-slipkorn, konstruerade för att avverka snabbare och hålla längre än konkurrenternas keramiska produkter
- Kall driftstemperatur minskar risken för missfärgning/oxidering av metall samt risken för värmerelaterade sprickor
- Lamellrondellerna slipar och utjämnar i ett steg. Därmed kan de ersätta rondeller med gummibindemedel och fiberrondeller



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000104359	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 967A, 115 mm, 40+, Konisk	10	Styck
7000104371	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 967A, 115 mm, 40+, Plan	10	Styck
7000104360	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 967A, 115 mm, 60+, Konisk	10	Styck
7000104372	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 967A, 115 mm, 60+, Plan	10	Styck
7000104361	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 967A, 115 mm, 80+, Konisk	10	Styck
7000104373	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 967A, 115 mm, 80+, Plan	10	Styck
7100011310	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 967A, 125 mm, 40+, Konisk	10	Styck
7000104374	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 967A, 125 mm, 40+, Plan	10	Styck
7100011144	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 967A, 125 mm, 60+, Konisk	10	Styck
7000104375	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 967A, 125 mm, 60+, Plan	10	Styck
7100011569	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 967A, 125 mm, 80+, Konisk	10	Styck
7000104376	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 967A, 125 mm, 80+, Plan	10	Styck
7100026188	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 967A, 150 mm, 40+, Konisk	15	Styck
7000104365	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 967A, 178 mm, 40+, Konisk	10	Styck
7000104377	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 967A, 178 mm, 40+, Plan	10	Styck
7000104366	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 967A, 178 mm, 60+, Konisk	10	Styck
7000104378	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 967A, 178 mm, 60+, Plan	10	Styck
7000104367	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 967A, 178 mm, 80+, Konisk	10	Styck
7000104379	3M™ Cubitron™ II Fiberslipskiva 967A, 178 mm, 80+, Plan	10	Styck

3M™ Fiberslipskiva 769F

3M™ Lamellrondell 769F är vår mångsidiga och slitstarka lamellrondell med hög prestanda som är försedd med 3M™ precisionsformad slipmineral och en slipduk av stark polyester.



- Erbjuder hög prestanda för allsidig användning
- Snabbare avverkning och längre livslängd tack vare 3M™ precisionsformad slipmineral.
- Bättre än traditionella lamellrondeller med aluminiumzirkon.

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100196820	3M™ Fiberslipskiva 769F, 115 mm 22 mm, 80+, Plan	10	Styck
7100196818	3M™ Fiberslipskiva 769F, 115 mm, 40+, Konisk	10	Styck
7100196540	3M™ Fiberslipskiva 769F, 115 mm, 40+, Plan	10	Styck
7100196816	3M™ Fiberslipskiva 769F, 115 mm, 60+, Konisk	10	Styck
7100196817	3M™ Fiberslipskiva 769F, 115 mm, 60+, Plan	10	Styck
7100196789	3M™ Fiberslipskiva 769F, 115 mm, 80+, Konisk	10	Styck
7100196539	3M™ Fiberslipskiva 769F, 115 mm, 120+, Konisk	100	Styck
7100196819	3M™ Fiberslipskiva 769F, 115 mm, 120+, Plan	10	Styck
7100196812	3M™ Fiberslipskiva 769F, 125 mm, 40+, Konisk	10	Styck
7100196813	3M™ Fiberslipskiva 769F, 125 mm, 40+, Plan	10	Styck
7100196797	3M™ Fiberslipskiva 769F, 125 mm, 60+, Konisk	10	Styck
7100196799	3M™ Fiberslipskiva 769F, 125 mm, 60+, Plan	10	Styck
7100196791	3M™ Fiberslipskiva 769F, 125 mm, 80+, Konisk	10	Styck
7100196790	3M™ Fiberslipskiva 769F, 125 mm, 80+, Plan	10	Styck
7100196815	3M™ Fiberslipskiva 769F, 125 mm, 120+, Konisk	10	Styck
7100196821	3M™ Fiberslipskiva 769F, 125 mm, 120+, Plan	10	Styck
7100197061	3M™ Fiberslipskiva 769F, 180 mm, 40+, Konisk	5	Styck
7100196538	3M™ Fiberslipskiva 769F, 180 mm, 40+, Plan	5	Styck
7100196798	3M™ Fiberslipskiva 769F, 180 mm, 60+, Konisk	5	Styck
7100196800	3M™ Fiberslipskiva 769F, 180 mm, 60+, Plan	5	Styck
7100196794	3M™ Fiberslipskiva 769F, 180 mm, 80+, Konisk	5	Styck
7100197431	3M™ Fiberslipskiva 769F, 180 mm, 80+, Plan	5	Styck
7100196793	3M™ Fiberslipskiva 769F, 180 mm, 120+, Konisk	5	Styck
7100196792	3M™ Fiberslipskiva 769F, 180 mm, 120+, Plan	5	Styck
7100239219	3M™ Lamellrondell 769F, 40+, Y-weight, T29, 150 mm x 22.23 mm	20	Styck
7100239223	3M™ Lamellrondell 769F, 28716, 60+ Y-weight, T29, 150 mm x 22.23 mm	20	Styck
7100240279	3M™ Lamellrondell 769F, 28901, 80+ Y-weight, T29, 150 mm x 22.23 mm	20	Styck
7100239224	3M™ Lamellrondell 769F, 28919, 120+ Y-weight, T29, 150 mm x 22.23 mm	20	Styck

Filmrondeller

3M Xtract™ Cubitron™ II filmrondell 775L

3M Xtract™ Cubitron™ II Filmrondell 775L har ett 3M™ egenutvecklat flerhålsmönster för förbättrad dammsugning vid finishing. Ingår i 3M Xtract™ serien. Designad för optimalt dammutsug. Vårt innovativa flerhålsmönster suger upp damm bättre än 5- eller 6-hålsprodukter, vilket maximerar avverkningen och ökar livslängden dramatiskt. Designen behöver inte vara i linje med stödplattans hål, vilket gör det snabbt, enkelt och bekvämt att byta rondeller. Utrustad med 3M keramisk precisionsformad slipmineral: ett revolutionerande framsteg inom slipteknik. Det triangulära keramiska mineralet är utformat för att skära igenom substratet snarare än att nöta eller "ploga" igenom det som konventionella slipmaterial, så att rondellen ger upp till dubbelt så snabb avverkning och håller upp till 6 gånger längre än konventionella slipmaterial. Filmbaksidan ger enastående slitstyrka, flexibilitet och en enhetlig, jämn ytfinish på många olika substrat.



- 3M Xtract™ egenutvecklade flerhålsmönster ger överlägsen dammsugning och förhindrar igensättning, ökar produktiviteten och ger en renare arbetsmiljö
- Revolutionerande 3M™ precisionsformad slipmineral ger snabb avverkning och lång livslängd
- Upp till dubbelt så snabb avverkning som konventionella slipmaterial

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100106717	3M Cubitron™ Hookit™ II Film Disc 775L 75mm 150+	250	Styck
7100064270	3M Xtract™ Cubitron™ II Film Disc 775L, 127 mm, 220+, 500LG, 50 per inner, 250 per case	250	Styck
7100045072	3M Xtract™ Cubitron™ II Film Disc 775L, 152 mm, 80+, 600LG	250	Styck
7100045073	3M Xtract™ Cubitron™ II Film Disc 775L, 152 mm, 120+	250	Styck
7100065918	3M Xtract™ Cubitron™ II Film Disc 775L, 152 mm, 150+	250	Styck
7100064178	3M Xtract™ Cubitron™ II Film Disc 775L, 152 mm, 180+	250	Styck
7100064271	3M Xtract™ Cubitron™ II Film Disc 775L, 152 mm, 220+	250	Styck
7100145316	3M Xtract™ Cubitron™ II Film Disc 775L, 152 mm, 240+	250	Styck
7100141692	3M Xtract™ Cubitron™ II Film Disc 775L, 152 mm, 320+	250	Styck
7100145455	3M Xtract™ Cubitron™ II Film Disc 775L, 152 mm, 400+	250	Styck
7100045070	3M Xtract™ Cubitron™ II filmrondell 775L, 127 mm, 80+ 500LG, 50 per inner, 250 per case	250	Styck
7100045071	3M Xtract™ Cubitron™ II filmrondell 775L, 127 mm, 120+ 500LG, 50 per inner, 250 per case	250	Styck
7100064177	3M Xtract™ Cubitron™ II filmrondell 775L, 127 mm, 180+ 500LG, 50 per inner, 250 per case	250	Styck
7100145362	3M Xtract™ Cubitron™ II filmrondell 775L, 127 mm, 240+ 500LG, 50 per inner, 250 per case	250	Styck
7100145363	3M Xtract™ Cubitron™ II filmrondell 775L, 127 mm, 320+ 500LG, 50 per inner, 250 per case	250	Styck
7100145404	3M Xtract™ Cubitron™ II filmrondell 775L, 127 mm, 400+ 500LG, 50 per inner, 250 per case	250	Styck
7100064175	3M Xtract™ Cubitron™ II filmrondell 775L, 150+ 500LG, 50 per inner, 250 per case	250	Styck
7100246422	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmrondell 775L, 203 mm , Clean Sand, 80+	250	Styck
7100246524	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmrondell 775L, 203 mm , Clean Sand, 120+	250	Styck
7100248339	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmrondell 775L, 203 mm , Clean Sand, 150+	250	Styck
7100248337	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmrondell 775L, 203 mm , Clean Sand, 180+	250	Styck
7100246533	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmrondell 775L, 203 mm , Clean Sand, 220+	250	Styck
7100246535	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmrondell 775L, 203 mm , Clean Sand, 240+	250	Styck
7100246534	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmrondell 775L, 203 mm , Clean Sand, 320+	250	Styck
7100246525	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmrondell 775L, 203 mm , Clean Sand, 400+	250	Styck
7100111238	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmslipskiva 775L, 76 mm, Clean Sand, 180+	250	Styck
7100106716	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmslipskiva 775L, 76 mm, Clean Sand, 220+	250	Styck
7100145460	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmslipskiva 775L, 76 mm, Clean Sand, 240+	250	Styck
7100145433	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmslipskiva 775L, 76 mm, Clean Sand, 320+	250	Styck
7100145452	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmslipskiva 775L, 76 mm, Clean Sand, 400+	250	Styck

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmslipskiva 775L

3M™ Cubitron™ II Hookit™-filmrondell 775L har 3M precisionsformade keramiska slipkorn som ger en revolutionerat förbättrad slipningsteknik. Våra filmrondeller kan avverka upp till dubbelt så snabbt och varar upp till sex gånger så länge som vanliga slipprodukter.



- Innehåller precisionsformade 3M-slipkorn som avverkar upp till dubbelt så snabbt och varar upp till sex gånger längre än andra slipprodukter
- Filmbaksidan är motståndskraftig mot rivning och kantskador
- Idealiska för många olika användningsområden, med primär inriktning mot materialavverkning

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100106678	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmrondell 775L, 76 mm, Clean Sand, 80+	250	Styck
7100106714	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmrondell 775L, 76 mm, Clean Sand, 120+	250	Styck
7100249319	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmrondell 775L, 203 mm, 0-hål, 80+	250	Styck
7100249473	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmrondell 775L, 203 mm, 0-hål, 120+	250	Styck
7100249427	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmrondell 775L, 203 mm, 0-hål, 150+	250	Styck
7100249431	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmrondell 775L, 203 mm, 0-hål, 180+	250	Styck
7100249320	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmrondell 775L, 203 mm, 0-hål, 220+	250	Styck
7100249321	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmrondell 775L, 203 mm, 0-hål, 240+	250	Styck
7100249322	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmrondell 775L, 203 mm, 0-hål, 320+	250	Styck
7100249443	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmrondell 775L, 203 mm, 0-hål, 400+	250	Styck
7100106764	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmslipskiva 775L, 76 mm, 0-hål, 120+	250	Styck
7100106768	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmslipskiva 775L, 76 mm, 0-hål, 180+	250	Styck
7100106766	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmslipskiva 775L, 76 mm, 0-hål, 220+	250	Styck
7100145430	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmslipskiva 775L, 76 mm, 0-hål, 240+	250	Styck
7100145431	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmslipskiva 775L, 76 mm, 0-hål, 320+	250	Styck
7100145477	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmslipskiva 775L, 76 mm, 0-hål, 400+	250	Styck
7100106742	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmslipskiva 775L, 76 mm, Clean Sand, 80+	250	Styck
7100046325	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmslipskiva 775L, 127 mm, 0-hål, 80+	250	Styck
7100046326	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmslipskiva 775L, 127 mm, 0-hål, 120+	250	Styck
7100064174	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmslipskiva 775L, 127 mm, 0-hål, 150+	250	Styck
7100064176	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmslipskiva 775L, 127 mm, 0-hål, 180+	250	Styck
7100064179	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmslipskiva 775L, 127 mm, 0-hål, 220+	250	Styck
7100145403	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmslipskiva 775L, 127 mm, 0-hål, 240+	250	Styck
7100145405	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmslipskiva 775L, 127 mm, 0-hål, 320+	250	Styck
7100145436	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmslipskiva 775L, 127 mm, 0-hål, 400+	250	Styck
7100046327	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmslipskiva 775L, 152 mm, 0-hål, 80+	250	Styck
7100046328	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmslipskiva 775L, 152 mm, 0-hål, 120+	250	Styck
7100064273	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmslipskiva 775L, 152 mm, 0-hål, 150+	250	Styck
7100064272	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmslipskiva 775L, 152 mm, 0-hål, 180+	250	Styck
7100064274	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmslipskiva 775L, 152 mm, 0-hål, 220+	250	Styck
7100145407	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmslipskiva 775L, 152 mm, 0-hål, 240+	250	Styck
7100145462	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmslipskiva 775L, 152 mm, 0-hål, 320+	250	Styck
7100145469	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmslipskiva 775L, 152 mm, 0-hål, 400+	250	Styck

3M Xtract™ filmrondell 360L

3M Xtract™ Filmrondell 360L har ett 3M™ egenutvecklat flerhålsmönster för förbättrad dammsugning vid finishing. Ingår i 3M Xtract™ serien. Designad för optimalt dammsug. Vårt innovativa flerhålsmönster suger upp damm bättre än 5- eller 6-hålsprodukter, vilket maximerar avverkningen och ökar livslängden dramatiskt. Designen behöver inte vara i linje med stödplattans hål, vilket gör det snabbt, enkelt och bekvämt att byta rondeller. Advanced-serien med slippprodukter från 3M är utvecklade för att ge en oslagbar kombination av prestanda och värde.



- 3M Xtract™ egenutvecklade flerhålsmönster ger överlägsen dammsugning och förhindrar igensättning, ökar produktiviteten och ger en renare arbetsmiljö
- En öppen och igensättningsresistent beläggning motverkar igensättning, vilket optimerar avverkningsförmågan och livslängden.
- Med snabbkopplingssystemet 3M™ Hookit™ med kardborrefäste är det enkelt att byta rondell vilket förlänger livslängden

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7010029938	3M Xtract™ filmrondell 360L, 127 mm, 500LG, P600	500	Styck
7010029936	3M Xtract™ filmrondell 360L, 127 mm, P240	500	Styck
7100028668	3M Xtract™ filmrondell 360L, 127 mm, P280	500	Styck
7010029939	3M Xtract™ filmrondell 360L, 127 mm, P800	500	Styck
7100077620	3M Xtract™ filmrondell 360L, 152 mm, P220	500	Styck
7100077621	3M Xtract™ filmrondell 360L, 152 mm, P240	500	Styck
7010029944	3M Xtract™ filmrondell 360L, 152 mm, P280	500	Styck
7100077622	3M Xtract™ filmrondell 360L, 152 mm, P320	500	Styck
7100077623	3M Xtract™ filmrondell 360L, 152 mm, P400	500	Styck
7100077624	3M Xtract™ filmrondell 360L, 152 mm, P500	500	Styck
7100077625	3M Xtract™ filmrondell 360L, 152 mm, P600	500	Styck
7100077626	3M Xtract™ filmrondell 360L, 152 mm, P800	500	Styck
7100077975	3M Xtract™ filmrondell 360L, 152 mm, P1000	500	Styck

3M™ Trizact™ Finesse-it™ Rondell på rulle 466LA

Till 3M™ Trizact™ Finesse-it™-rullen med filmrondell 466LA används vår egen teknik för mikroreplikering där kiselkarbidpartiklar av micron kornstorlek är formade till små pyramider av slipmineral och sedan belagda på en baksida av ej komprimerbar polyester.



- Med vassa mikroreplikerade 3M™ Trizact™-slipmedel för förutsägbar och enhetlig finish
- Idealisk för 3M-repareringsprocessen i två steg för lackdefekter på bilar
- Finns i form av en praktisk rulle

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000034236	3M™ Trizact™ Finesse-it™ Rondell 466LA, 32mm, 1000 st/krt	1000	Styck
7000028142	3M™ Trizact™ Hookit™ Rondell 466LA, A5, 35mm	1	Styck

Slipduksrondell

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 947A

3M™ Cubitron™ II Hookit™ slipskiva 947A har precisionsformade 3M-korn. Våra slipskivor är konstruerade på en slitstark X-duk och ger hög prestanda på ett brett spektrum av metaller.

- Skär hårt och snabbt för att skära igenom metaller
- Precisionsformade 3M-korn ger högre skärhastigheter
- Ger konsekvent prestanda på ett brett spektrum av metaller



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100113114	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 947A, 76 mm, 0-hål, 40+	200	Styck
7100113109	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 947A, 76 mm, 0-hål, 60+	200	Styck
7100113126	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 947A, 76 mm, 0-hål, 80+	200	Styck
7100113117	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 947A, 76 mm, 0-hål, 120+	200	Styck
7100113118	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 947A, 76 mm, 3-hål, 40+	200	Styck
7100113113	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 947A, 76 mm, 3-hål, 120+	200	Styck
7100169959	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 947A, 115 mm, 0-hål, 40+	200	Styck
7100169950	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 947A, 115 mm, 0-hål, 60+	200	Styck
7100169962	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 947A, 115 mm, 0-hål, 80+	200	Styck
7100169949	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 947A, 115 mm, 0-hål, 120+	200	Styck
7100113120	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 947A, 127 mm, 0-hål, 40+	200	Styck
7100113137	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 947A, 127 mm, 0-hål, 60+	200	Styck
7100112980	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 947A, 127 mm, 0-hål, 80+	200	Styck
7100085514	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 947A, 127 mm, 0-hål, 120+	200	Styck
7100113110	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 947A, 127 mm, 5-hål, 40+	200	Styck
7100113096	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 947A, 127 mm, 5-hål, 60+	200	Styck
7100113111	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 947A, 127 mm, 5-hål, 80+	200	Styck
7100113075	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 947A, 127 mm, 5-hål, 120+	200	Styck
7100113121	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 947A, 152 mm, 0-hål, 40+	200	Styck
7100113142	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 947A, 152 mm, 0-hål, 60+	200	Styck
7100113080	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 947A, 152 mm, 0-hål, 80+	200	Styck
7100113139	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 947A, 152 mm, 0-hål, 120+	200	Styck
7100113143	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 947A, 152 mm, 6-hål, 40+	200	Styck
7100113076	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 947A, 152 mm, 6-hål, 60+	200	Styck
7100113107	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 947A, 152 mm, 6-hål, 80+	200	Styck

3M™ Cubitron II Hookit dukbelagd rondell 784F

3M™ Cubitron™ II Hookit™ dukbelagd rondell 784F har precisionsformad slipmineral från 3M vilket ger längre livslängd och en snabbare, jämnare avverkning än sliprondeller av aluminiumoxid. En exakt blandning av format keramiskt material och högkvalitativ aluminiumoxid ger optimal avverkning vid slipning och putsning med medelhårt tryck. Rondellen har dessutom en vattentät baksida och kylmedel.



- Blandningen av precisionsformade slipmineraler från 3M ger upp till 2 gånger längre livslängd än jämförbara rondeller av aluminiumoxid
- Den egenutvecklade mineralen ger snabbare, enhetliga resultat för användningsområden med medelhårt tryck, vilket ökar produktionshastigheten
- Minimerar antalet byten och driftstopp vid finishing

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100222630	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Sliprondell 784F, 127 mm, O-hål, 36+	200	Styck
7100211074	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Sliprondell 784F, 127 mm, O-hål, 60+	200	Styck
7100222628	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Sliprondell 784F, 127 mm, O-hål, 80+	200	Styck
7100222757	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Sliprondell 784F, 127 mm, O-hål, 120+	200	Styck

3M Xtract™ Cubitron™ II dukbelagd rondell 900DZ

3M Xtract™ Cubitron™ II dukbelagd rondell 900DZ har ett av 3M patenterat flerhålsmönster för förbättrat dammsug vid finishing. Ingår i 3M Xtract™ serien. Designad för optimalt dammsug. Det innovativa flerhålsmönstret suger upp damm bättre än 5- eller 6-hålsprodukter, vilket maximerar avverkningen och ökar livslängden dramatiskt. Designen behöver inte vara i linje med stödplattans hål, vilket gör det snabbt, enkelt och bekvämt att byta sliprondell. Utrustad med 3M Precision-Shaped Grain: ett revolutionerande framsteg inom slipteknik. Det triangulära keramiska mineralet är utformat för att skära igenom substratet snarare än att nöta eller "ploga" igenom det som konventionella slipmaterial, vilket gör att sliprondellen ger upp till dubbelt så snabb avverkning som konventionella slipmaterial. Baksidan i tyg med J-vikt ger enastående slitstyrka och en enhetlig, jämn ytfinish på många olika substrat.



- **FÖR MÅNGA OLIKA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:** Den mångsidiga sliprondellen hanterar applikationer från finishing och sandpappning till slipning och förberedning
- **DESIGNAD FÖR REN SLIPNING:** 3M Xtract™ patenterat flerhålsmönster ger överlägsen dammsugning och förhindrar igensättning, ökar produktiviteten och ger en renare arbetsmiljö
- **MÅNGSIDIG PRESTANDA:** Rondellerna fungerar bra på aluminium, glasfiber, gelcoat samt hårda och mjuka träslag

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100284886	3M Xtract™ Cubitron™ II sliprondell 900DZ, 40+ J-vikt, 76 mm, Die 300LG, 50/kartong, 250 st/förpackning	250	Styck
7100284662	3M Xtract™ Cubitron™ II sliprondell 900DZ, 40+ J-vikt, 127 mm, Die 500LG, 50/kartong, 250 st/förpackning	250	Styck
7100284769	3M Xtract™ Cubitron™ II sliprondell 900DZ, 40+ J-vikt, 152 mm, Die 600LG, 50/kartong, 250 st/förpackning	250	Styck
7100284565	3M Xtract™ Cubitron™ II sliprondell 900DZ, 40+ J-vikt, 203 mm, Die 800LG, 50/kartong, 250 st/förpackning	250	Styck
7100284341	3M Xtract™ Cubitron™ II sliprondell 900DZ, 60+ J-vikt, 76 mm, Die 300LG, 50/kartong, 250 st/förpackning	250	Styck
7100284216	3M Xtract™ Cubitron™ II sliprondell 900DZ, 60+ J-vikt, 127 mm, Die 500LG, 50/kartong, 250 st/förpackning	250	Styck
7100284218	3M Xtract™ Cubitron™ II sliprondell 900DZ, 60+ J-vikt, 152 mm, Die 600LG, Die 600LG, 50/kartong, 250 st/förpackning	250	Styck
7100284340	3M Xtract™ Cubitron™ II sliprondell 900DZ, 60+ J-vikt, 203 mm, Die 800LG, 50/kartong, 250 st/förpackning	250	Styck
7100284521	3M Xtract™ Cubitron™ II sliprondell 900DZ, 80+ J-vikt, 76 mm, Die 300LG, 50/kartong, 250 st/förpackning	250	Styck
7100284531	3M Xtract™ Cubitron™ II sliprondell 900DZ, 80+ J-vikt, 127 mm, Die 500LG, 50/kartong, 250 st/förpackning	250	Styck
7100284530	3M Xtract™ Cubitron™ II sliprondell 900DZ, 80+ J-vikt, 152 mm, Die 600LG, 50/kartong, 250 st/förpackning	250	Styck
7100284518	3M Xtract™ Cubitron™ II sliprondell 900DZ, 80+ J-vikt, 203 mm, Die 800LG, 50/kartong, 250 st/förpackning	250	Styck

3M Xtract™ Cubitron™ II dukbelagd rondell 900DZ

3M Xtract™ Cubitron™ II dukbelagd rondell 900DZ har ett av 3M patenterat flerhålsmönster för förbättrat dammsug vid finishing. Ingår i 3M Xtract™ serien. Designad för optimalt dammsug. Det innovativa flerhålsmönstret suger upp damm bättre än 5- eller 6-hålsprodukter, vilket maximerar avverkningen och ökar livslängden dramatiskt. Designen behöver inte vara i linje med stödplattans hål, vilket gör det snabbt, enkelt och bekvämt att byta sliprondell. Utrustad med 3M Precision-Shaped Grain: ett revolutionerande framsteg inom slipteknik. Det triangulära keramiska mineralet är utformat för att skära igenom substratet snarare än att nöta eller "ploga" igenom det som konventionella slipmaterial, vilket gör att sliprondellen ger upp till dubbelt så snabb avverkning som konventionella slipmaterial. Baksidan i tyg med J-vikt ger enastående slitstyrka och en enhetlig, jämn ytfinish på många olika substrat.



- **FÖR MÅNGA OLIKA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:** Den mångsidiga sliprondellen hanterar applikationer från finishing och sandpappning till slipning och förberedning
- **DESIGNAD FÖR REN SLIPNING:** 3M Xtract™ patenterat flerhålsmönster ger överlägsen dammsugning och förhindrar igensättning, ökar produktiviteten och ger en renare arbetsmiljö
- **MÅNGSIDIG PRESTANDA:** Rondellerna fungerar bra på aluminium, glasfiber, gelcoat samt hårda och mjuka träslag

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100284266	3M Xtract™ Cubitron™ II sliprondell 900DZ, 120+ J-vikt, 76 mm, Die 300LG, 50/kartong, 250 st/förpackning	250	Styck
7100284520	3M Xtract™ Cubitron™ II sliprondell 900DZ, 120+ J-vikt, 127 mm, Die 500LG, 50/kartong, 250 st/förpackning	250	Styck
7100284508	3M Xtract™ Cubitron™ II sliprondell 900DZ, 120+ J-vikt, 152 mm, Die 600LG, 50/kartong, 250 st/förpackning	250	Styck
7100284343	3M Xtract™ Cubitron™ II sliprondell 900DZ, 120+ J-vikt, 203 mm, Die 800LG, 50/kartong, 250 st/förpackning	250	Styck
7100284506	3M Xtract™ Cubitron™ II sliprondell 900DZ, 150+ J-vikt, 76 mm, Die 300LG, 50/kartong, 250 st/förpackning	250	Styck
7100284353	3M Xtract™ Cubitron™ II sliprondell 900DZ, 150+ J-vikt, 127 mm, Die 500LG, 50/kartong, 250 st/förpackning	250	Styck
7100284342	3M Xtract™ Cubitron™ II sliprondell 900DZ, 150+ J-vikt, 152 mm, Die 600LG, 50/kartong, 250 st/förpackning	250	Styck
7100284344	3M Xtract™ Cubitron™ II sliprondell 900DZ, 150+ J-vikt, 203 mm, Die 800LG, 50/kartong, 250 st/förpackning	250	Styck
7100282513	3M Xtract™ Cubitron™ II sliprondell 900DZ, 180+ J-vikt, 76 mm, Die 300LG, 50/Inner, 250 st/förpackning	250	Styck
7100282219	3M Xtract™ Cubitron™ II sliprondell 900DZ, 180+ J-vikt, 127 mm, Die 500LG, 50/kartong, 250 st/förpackning	250	Styck
7100281804	3M Xtract™ Cubitron™ II sliprondell 900DZ, 180+ J-vikt, 152 mm, Die 600LG, 50/kartong, 250 st/förpackning	250	Styck
7100281803	3M Xtract™ Cubitron™ II sliprondell 900DZ, 180+ J-vikt, 203 mm, Die 800LG, 50/kartong, 250 st/förpackning	250	Styck
7100282510	3M Xtract™ Cubitron™ II sliprondell 900DZ, 220+ J-vikt, 76 mm, Die 300LG, 50/Inner, 250 st/förpackning	250	Styck
7100281811	3M Xtract™ Cubitron™ II sliprondell 900DZ, 220+ J-vikt, 127 mm, Die 500LG, 50/kartong, 250 st/förpackning	250	Styck
7100281806	3M Xtract™ Cubitron™ II sliprondell 900DZ, 220+ J-vikt, 152 mm, Die 600LG, 50/kartong, 250 st/förpackning	250	Styck
7100281810	3M Xtract™ Cubitron™ II sliprondell 900DZ, 220+ J-vikt, 203 mm, Die 800LG, 50/kartong, 250 st/förpackning	250	Styck
7100284356	3M Xtract™ Cubitron™ II sliprondell 900DZ, 320+ J-vikt, 76 mm, Die 300LG, 50/kartong, 250 st/förpackning	250	Styck
7100284268	3M Xtract™ Cubitron™ II sliprondell 900DZ, 320+ J-vikt, 127 mm, Die 500LG, 50/kartong, 250 st/förpackning	250	Styck
7100284271	3M Xtract™ Cubitron™ II sliprondell 900DZ, 320+ J-vikt, 152 mm, Die 600LG, 50/kartong, 250 st/förpackning	250	Styck
7100284267	3M Xtract™ Cubitron™ II sliprondell 900DZ, 320+ J-vikt, 203 mm, Die 800LG, 50/kartong, 250 st/förpackning	250	Styck

Pappersrondeller

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 950U

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Rondell 950U är en sliprondell som är utformad för hög prestanda på olackerade applikationer. Den är tillverkad med snabbskärande 3M precisionsformade slipmineraler med lång livslängd och med en öppen beläggning som minskar risken för igensättning. E-pappersryggen är specifikt utformad för metallslipning.



- Perfekt för preparering och reparation av plana ytor, inklusive olackerade applikationer
- Helt öppen beläggning för minskad igensättning så att metall- och färgpartiklar avlägsnas
- 3M™ precisionsformade slipmineraler ger en jämn och hög avverkningsgrad med lång livslängd

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100244892	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Rondell 950U, 125 mm, 8+1 Festool HL, Die 500KE, 80+	250	Styck
7100244891	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Rondell 950U, 125 mm, 8+1 Festool HL, Die 500KE, 120+	250	Styck
7100245353	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Rondell 950U, 125 mm, 8+1 Festool HL, Die 500KE, 180+	250	Styck
7100187017	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 950U, 127 mm, 0-hål, 60+	250	Styck
7100187016	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 950U, 127 mm, 0-hål, 80+	250	Styck
7100187015	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 950U, 127 mm, 0-hål, 120+	250	Styck
7100187014	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 950U, 127 mm, 0-hål, 150+	250	Styck
7100187013	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 950U, 127 mm, 0-hål, 180+	250	Styck
7100190726	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 950U, 127 mm, 5-hål, 60+	250	Styck
7100190724	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 950U, 127 mm, 5-hål, 80+	250	Styck
7100190722	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 950U, 127 mm, 5-hål, 120+	250	Styck
7100190725	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 950U, 127 mm, 5-hål, 150+	250	Styck
7100190723	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 950U, 127 mm, 5-hål, 180+	250	Styck
7100190718	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 950U, 152 mm, 0-hål, 60+	250	Styck
7100190719	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 950U, 152 mm, 0-hål, 80+	250	Styck
7100190721	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 950U, 152 mm, 0-hål, 120+	250	Styck
7100190720	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 950U, 152 mm, 0-hål, 150+	250	Styck
7100190717	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 950U, 152 mm, 0-hål, 180+	250	Styck
7100226878	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 950U, 152 mm, 15-hål, 60+	250	Styck
7100226892	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 950U, 152 mm, 15-hål, 80+	250	Styck
7100226879	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 950U, 152 mm, 15-hål, 120+	250	Styck
7100226891	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 950U, 152 mm, 15-hål, 150+	250	Styck
7100226890	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 950U, 152 mm, 15-hål, 180+	250	Styck
7100226887	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 950U, 152 mm, 17-hål, 60+	250	Styck
7100226884	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 950U, 152 mm, 17-hål, 80+	250	Styck
7100226886	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 950U, 152 mm, 17-hål, 120+	250	Styck
7100226885	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 950U, 152 mm, 17-hål, 150+	250	Styck
7100226888	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipskiva 950U, 152 mm, 17-hål, 180+	250	Styck

3M Xtract™ Pappersrondell 236U

3M Xtract™ Pappersrondell 236U har ett 3M™ egenutvecklat flerhålsmönster för förbättrad dammsugning vid finishing. Ingår i 3M Xtract serien. Designad för optimalt dammsug. Vårt innovativa flerhålsmönster suger upp damm bättre än 5- eller 6-hålsprodukter, vilket maximerar avverkningen och ökar livslängden dramatiskt. Designen behöver inte vara i linje med stödplattans hål, vilket gör det snabbt, enkelt och bekvämt att byta rondeller. Advanced-serien med slipprodukter från 3M är utvecklade för att ge en oslagbar kombination av prestanda och värde. En öppen och igensättningsresistent beläggning motverkar också igensättning.



- 3M Xtract™ egenutvecklade flerhålsmönster ger överlägsen dammsugning och förhindrar igensättning, ökar produktiviteten och ger en renare arbetsmiljö
- En öppen och igensättningsresistent beläggning motverkar igensättning, vilket optimerar avverkningsförmågan och livslängden.
- Med snabbkopplingssystemet 3M™ Hookit™ med kardborrefäste är det enkelt att byta rondell vilket förlänger livslängden

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7010029935	3M Xtract™ Pappersrondell 236U, 127 mm, 500LG, P500	50	Styck
7010029932	3M Xtract™ Pappersrondell 236U, 127 mm, P240	250	Styck
7010029933	3M Xtract™ Pappersrondell 236U, 127 mm, P320	250	Styck
7010029934	3M Xtract™ Pappersrondell 236U, 127 mm, P400	250	Styck
7100078157	3M Xtract™ Pappersrondell 236U, 152 mm, 600LG, P220	50	Styck
7100078180	3M Xtract™ Pappersrondell 236U, 152 mm, 600LG, P400	50	Styck
7100078152	3M Xtract™ Pappersrondell 236U, 152 mm, P80	250	Styck
7100078153	3M Xtract™ Pappersrondell 236U, 152 mm, P100	50	Styck
7100078154	3M Xtract™ Pappersrondell 236U, 152 mm, P120	250	Styck
7100078155	3M Xtract™ Pappersrondell 236U, 152 mm, P150	50	Styck
7100078156	3M Xtract™ Pappersrondell 236U, 152 mm, P180	50	Styck
7100078158	3M Xtract™ Pappersrondell 236U, 152 mm, P240	50	Styck
7100078159	3M Xtract™ Pappersrondell 236U, 152 mm, P320	50	Styck
7100078181	3M Xtract™ Pappersrondell 236U, 152mm, 600LG, P500	50	Styck
7000119599	3M™ Hookit™ Sliprondell 236U, P80, 76 mm, C-weight, 250 st/krt	250	Styck

Ytkonditioneringsrondeller

Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro

Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro är tillverkad med kiselkarbid som har integrerats i en öppen nylonväv. Våra rondeller tar effektivt bort rost, färg, glödska, ytbeläggningar och häftämnen från ytor utan att påverka grundmaterialet.



- Tar effektivt bort färg, rost, glödska och beläggningar från metall.
- Mycket starka fibrer står emot stötar och fungerar bra på kanter.
- Extra formbarhet för större kontaktyta och snabbare borttagning av ytbeläggning.

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100192707	Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro, 75 mm x 13 mm x 6mm, S XCRS, Purple	10	Styck
7100192708	Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro, 75 mm x 25 mm x 6mm, S XCRS, Purple	10	Styck
7100192709	Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro, 100 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS, Purple	10	Styck
7100176374	Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro, 100 mm x 13 mm, S XCRS, Purple	30	Styck
7100192711	Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro, 100 mm x 25 mm x 6 mm, S XCRS, Purple	10	Styck
7100192333	Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro, 115 mm x 22 mm, S XCRS, Purple	10	Styck
7100192330	Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro, 115 mm x 22 mm, S XCRS, Purple	10	Styck
7100192331	Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro, 125 mm x 22 mm, S XCRS, Purple	10	Styck
7100192335	Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro, 125 mm x M14, S XCRS, Purple	10	Styck
7100192710	Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro, 150 mm x 13 mm x 8 mm, S XCRS, Purple	6	Styck
7100176347	Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro, 150 mm x 13 mm, S XCRS, Purple	20	Styck
7100192332	Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro, 178 mm x 22 mm, S XCRS, Purple	10	Styck
7100192334	Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro, 178 mm x 22 mm, S XCRS, Purple	10	Styck
7100176348	Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro, 200 mm x 13 mm, S XCRS, Purple	12	Styck

Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro Extra Cut

Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro Extra Cut är tillverkad med aluminiumoxid som har integrerats i en öppen nylonväv. Våra rondeller är utformade för att ta bort omfattande beläggningar, såsom rost, tjock färg och korrosion, samtidigt som de finslipar och jämnar ut den rena underliggande metallen.



- Tar snabbt bort omfattande rost, tjock färg, korrosion och rengör svetsfogar.
- Aluminiumoxidmineral tar snabbt bort det översta lagret och finslipar ner till den rena metallen under.
- Extra formbarhet för större kontaktyta och snabbare borttagning av ytbeläggning.

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100192735	Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro Extra Cut, 75 mm x 13 mm x 6 mm, A XCRS, Grön	10	Styck
7100192736	Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro Extra Cut, 75 mm x 25 mm x 6 mm, A XCRS, Grön	10	Styck
7100192737	Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro Extra Cut, 100 mm x 13 mm x 6 mm, A XCRS, Grön	10	Styck
7100175138	Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro Extra Cut, 100 mm x 13 mm, A XCRS, Grön	30	Styck
7100192739	Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro Extra Cut, 100 mm x 25 mm x 6 mm, A XCRS, Grön	10	Styck
7100192336	Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro Extra Cut, 115 mm x 22 mm, A XCRS, Grön	10	Styck
7100192339	Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro Extra Cut, 115 mm x 22 mm, A XCRS, Grön	10	Styck
7100192337	Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro Extra Cut, 125 mm x 22 mm, A XCRS, Grön	10	Styck
7100192341	Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro Extra Cut, 125 mm x M14, A XCRS, Grön	10	Styck
7100192738	Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro Extra Cut, 150 mm x 13 mm x 8 mm, A XCRS, Grön	6	Styck
7100175139	Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro Extra Cut, 150 mm x 13 mm, A XCRS, Grön	20	Styck
7100191877	Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro Extra Cut, 150mm x 22mm, A XCRS, Grön	20	Styck
7100192338	Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro Extra Cut, 178 mm x 22 mm, A XCRS, Grön	10	Styck
7100192340	Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro Extra Cut, 178 mm x 22 mm, A XCRS, Grön	10	Styck
7100175140	Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro Extra Cut, 200 mm x 13 mm, A XCRS, Grön	12	Styck

Scotch-Brite™ Ytkonditioneringslpskiva SC-DH

Scotch-Brite™-ytkonditioneringsrondell är en tålig fiberrondell som används som det första steget i rengöring, beredning, gradning och finisharbete. Våra rondeller är bra att använda på krökta eller ojämna ytor, utan att underminera materialet eller skada basmaterialet.



- De olika slipkornen och storlekarna är en idealisk startpunkt för rengöring, finisharbete, beredning och lätt gradning
- Material med öppen väv håller sig kallt och är belägningsresistent, för längre drift
- Bekväma rondeller bearbetar ytor utan att mejsla, underminera materialet eller skada basmaterialet

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100233606	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringsrondell SC-DH, 178 mm, No Slot, A CRS	20	Styck
7100233608	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringslpskiva SC-DH, 115 mm x 22 mm, A CRS, Brun	20	Styck
7100233774	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringslpskiva SC-DH, 115 mm x 22 mm, A CRS, Brun	20	Styck
7100233812	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringslpskiva SC-DH, 115 mm x 22 mm, A MED, Röd	20	Styck
7100233795	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringslpskiva SC-DH, 115 mm x 22 mm, A VFN, Blå	20	Styck
7100233776	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringslpskiva SC-DH, 115 mm, O-Hål, A MED, Röd	20	Styck
7100233439	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringslpskiva SC-DH, 115 mm, O-Hål, A VFN, Blå	20	Styck
7100233813	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringslpskiva SC-DH, 115 mm, O-hål, S SFN, Grå	20	Styck
7100234045	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringslpskiva SC-DH, 125 mm x 22 mm, O-Hål, A VFN, Blå	20	Styck
7100233609	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringslpskiva SC-DH, 125 mm x 22 mm, A CRS, Brun	20	Styck
7100233803	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringslpskiva SC-DH, 125 mm x 22 mm, A MED, Röd	20	Styck
7100233623	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringslpskiva SC-DH, 125 mm, O-Hål, A CRS, Brun	20	Styck
7100233806	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringslpskiva SC-DH, 125 mm, O-Hål, A MED, Röd	20	Styck
7100233440	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringslpskiva SC-DH, 125 mm, O-Hål, A VFN, Blå	20	Styck
7100234022	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringslpskiva SC-DH, 125 mm, O-Hål, S SFN, Grå	20	Styck
7100233794	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringslpskiva SC-DH, 178 mm x 22 mm, A CRS	20	Styck
7100233775	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringslpskiva SC-DH, 178 mm x 22 mm, A MED	20	Styck
7100233809	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringslpskiva SC-DH, 178 mm x 22 mm, A VFN, Grå	20	Styck
7100233805	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringslpskiva SC-DH, 178 mm x NH, A VFN	20	Styck
7100233793	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringslpskiva SC-DH, 178 mm x NH, S SFN	120	Styck
7100233804	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringslpskiva SC-DH, 178 mm, O-Hål, A MED, Röd	20	Styck

Scotch-Brite™ Ytkonditioneringsslipskiva SE-DB

Scotch-Brite™ SE-ytkonditioneringsrondell kombinerar en aggressiv fiberrondell för kraftig gradning och finisharbete, med ett praktiskt kardborrefäste. Våra rondeller har slipmedel av aluminiumoxid för snabb avverkning och fibrer som smidigt följer kanter och krökta ytor.



- Ger snabbare avverkning och längre hållbarhet än SC-ytkonditioneringsrondellerna vid krävande gradning och finisharbete
- En rondell med hög och snabb avverkning som är formbar för att bevara kanter
- Säkert kardborrefäste och formbarhet möjliggör aggressiv avverkning utan att skada basmaterialet

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000046214	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringsslipskiva SE-DB, 114 mm, O-hål, A FIN	50	Styck
7100233607	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringsslipskiva SE-DB, 115 mm x 22 mm, A CRS, Brun	20	Styck
7100233779	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringsslipskiva SE-DB, 115 mm x 22 mm, A CRS, Brun	20	Styck
7000046034	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringsslipskiva SE-DB, 115 mm, O-hål, A MED	50	Styck
7000046091	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringsslipskiva SE-DB, 125 mm, O-hål, A MED	50	Styck
7100200775	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringsslipskiva SE-DB, 178 mm x 22 mm, A CRS, Brun, 4/Slots	40	Styck
7100233816	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringsslipskiva SE-DB, 178 mm x NH, A CRS	120	Styck

Scotch-Brite™ Ytkonditioneringsslipskiva SL-DH

Scotch-Brite™ SL-ytkonditioneringsrondell är en tålig, aggressiv, slipande fiberrondell för utjämning av svetsfogar. Med våra rondeller får du jämn beredning och finisharbete, ofta i ett steg.



- Använd en mjuk rondell för beredning och finisharbete
- Köp en rondell för snabb beredning
- Minska steg genom att kombinera svetsfogsberedning med finisharbete

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100233819	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringsslipskiva SL-DH, 115 mm x 22 mm, A CRS HD, Brun	20	Styck
7100234046	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringsslipskiva SL-DH, 115 mm x 22 mm, A CRS SD, Brun	20	Styck
7100233817	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringsslipskiva SL-DH, 115 mm, O-hål, A CRS HD, Brun	20	Styck
7100233818	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringsslipskiva SL-DH, 115 mm, O-hål, A CRS SD, Brun	20	Styck
7100233800	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringsslipskiva SL-DH, 178 mm x 22 mm, A CRS	100	Styck
7100233783	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringsslipskiva SL-DH, HD, 178 mm x 22 mm, A CRS	100	Styck

Rondeller

Scotch-Brite™ Ytkonditioneringslångskiva GB-DH

Scotch-Brite-rondeller för lätt slipning och beredning består av en blandning av keramiska slipkorn med bra skärförmåga för optimal svets slipning och utjämning till användning på mjukt kolstål. Våra rondeller bereder och finslipar effektivt i grad 36 eller finare.

- Slipa och bered i ett enda steg
- 3M-slipmedel av keramiskt aluminiumoxid ger en snabb och enhetlig avverkning under rondellens hela hållbarhet
- Hållbar för att tåla kantslitage. De kan vikas, staplas eller rullas för effektiv rengöring eller konditionering av plana, oregelbundna eller krökta ytor



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000046244	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringslångskiva GB-DH, 114 mm x 22 mm, Heavy Duty	50	Styck
7000046263	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringslångskiva GB-DH, 115 mm x 22 mm, Heavy Duty	50	Styck
7000046264	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringslångskiva GB-DH, 115 mm x 22 mm, Super Duty	50	Styck
7000046245	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringslångskiva GB-DH, 127 mm x 22 mm, Heavy Duty	50	Styck
7000046247	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringslångskiva GB-DH, 127 mm x 22 mm, Super Duty	50	Styck
7000046248	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringslångskiva GB-DH, 178 mm x 22 mm, Heavy Duty	25	Styck
7000046249	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringslångskiva GB-DH, 178 mm x 22 mm, Heavy Duty	25	Styck

Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressad rondell DP-UD

Scotch-Brite Deburr & Finish PRO Sammanpressad rondell är en ny rondell avsedd att förenkla och effektivisera en rad olika metallbearbetningsarbeten för yrkesmän. Slipprodukter brukar vara anpassade till ett visst användningsområde – gradning, finish eller utjämning. Den här flerfunktionsrondellen är unik, eftersom den är konstruerad att klara alla tre.

- Den sammanpressade konstruktionen förbättrar slipmaterialets hållbarhet och styrka, samt förlänger dess livslängd
- 3M™ Precisionsformad slipmineral har utformats för att avverka snabbt och vasst, vilket ger en snabbare gradning
- Den öppna beläggningen gör att damm och skräp avlägsnas, vilket minimerar igensättning



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7010412238	Scotch-Brite™ Deburr & Finish Pro Gradningslångskiva, 114 mm x 22 mm, 2S FIN	5	Styck

Scotch-Brite™ Clean & Strip Rondell

Scotch-Brite™ Clean and Strip-rondell är konstruerad för effektiv rengöring av svetsfogar samt rostborttagning och färgstrippning. Våra extra grova rondeller med öppen väv består av ett beläggingsresistent hjul som löper smidigt och är idealiskt för att ta bort mjuka beläggningar.

- Nå in i trånga hörn för fullständig rengöring, strippning och ytpreparering.
- Täcker en större yta än med stålborstar
- Används med extra grovt kiselkarbid för aggressiv avverkning och högre finish än stålborstar.



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100182637	Scotch-Brite™ Clean & Strip Slipskiva, 150 mm x 13 mm, Blå	20	Styck
7100093991	Scotch-Brite™ Clean & Strip Slipskiva, 178 mm x 22 mm, Blå	10	Styck
7100182579	Scotch-Brite™ Clean & Strip Slipskiva, 200 mm x 13 mm, Blå, S XCRS	12	Styck

Scotch-Brite™ Cut and Polish Rondell

Scotch-Brite™ Cut and Polish Rondell är konstruerad för att producera satin- eller högglossfinish och kan användas för rengöring eller lätt gradning på en mängd olika metaller. Våra Cut and Polish-rondeller har en hållbar konstruktion med en öppen struktur designad för att motstå belastning och avsevärt öka rondellens livslängd.



- Aluminiumoxidmineral ger aggressivt avverkning med en polerad yta
- Hållbar non-woven-väv motstår belastning, vilket förlänger rondellens livslängd
- Mångsidig rondell som kan användas på en bänkslip eller på ett verktyg med rakt handstycke

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000046014	3M™ Scotch-Brite™ Cut and Polish Disc, CP-DC A MED 6 X 1/2 IN 100 DC	100	Styck

Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell

Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondeller sätter en ny standard för ytkonditioneringsprestanda. Dessa vidareutvecklade multifunktionsrondeller har 3M precisionsformad slipmineral-teknik inbyggd i non-wo-ven-väven, vilket ger en ny nivå av produktivitet och livslängd till Scotch-Brite™-serien.



- Nu med 3M™ precisionsformade slipmineralsteknologi - sätter en ny prestandastandard.
- Designad för lättare användning och enhetliga finishingresultat
- Formbar rondell som bearbetar ytan utan att underminera stycket eller skada basmaterialet.

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100276268	Scotch-Brite™ Precision Ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Fin, 125 mm x 22,23 mm	100	Styck
7100275260	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Extra grov, 100 mm x 16 mm, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100274706	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Extra grov, 100 mm x NH, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100274225	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Extra grov, 115 mm x 22.23 mm, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100274270	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Extra grov, 115 mm x NH, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100274226	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Extra grov, 125 mm x 22.23 mm, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100274272	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Extra grov, 125 mm x NH, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100274661	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Extra grov, 150 mm x NH, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100274664	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Extra grov, 178 mm x 22,23 mm, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100275256	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Extra grov, 178 mm x NH, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100275837	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Fin, 100 mm x 16 mm, 25/inner, 100/låda	200	Styck
7100274670	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Fin, 100 mm x NH, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100275836	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Fin, 115 mm x 22.23 mm, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100274222	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Fin, 115 mm x NH, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100274274	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Fin, 125 mm x NH, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100274663	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Fin, 150 mm x NH, 25/inner, 100/låda	200	Styck
7100274667	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Fin, 178 mm x 22.23 mm, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100275255	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Fin, 178 mm x NH, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100275261	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Grov, 100 mm x 16 mm, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100274705	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Grov, 100 mm x NH, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100274279	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Grov, 115 mm x 22.23 mm, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100274273	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Grov, 115 mm x NH, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100274227	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Grov, 125 mm x 22.23 mm, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100274275	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Grov, 125 mm x NH, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100274660	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Grov, 150 mm x NH, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100274665	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Grov, 178 mm x 22.23 mm, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100275259	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Grov, 178 mm x NH, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100275899	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Medium, 100 mm x 16 mm, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100274669	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Medium, 100 mm x NH, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100275844	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Medium, 115 mm x 22.23 mm, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100274223	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Medium, 115 mm x NH, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100274229	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Medium, 125 mm x 22.23 mm, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100274271	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Medium, 125 mm x NH, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100274662	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Medium, 150 mm x NH, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100274666	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Medium, 178 mm x 22.23 mm, 25/inner, 100/låda	100	Styck

Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell

Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondeller sätter en ny standard för ytkonditioneringsprestanda. Dessa vidareutvecklade multifunktionsrondeller har 3M precisionsformad slipmineral-teknik inbyggd i non-woven-väven, vilket ger en ny nivå av produktivitet och livslängd till Scotch-Brite™-serien.



- Nu med 3M™ precisionsformade slipmineralsteknologi - sätter en ny prestandastandard.
- Designad för lättare användning och enhetliga finishingresultat
- Formbar rondell som bearbetar ytan utan att underminera stycket eller skada basmaterialet.

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100275258	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Medium, 178 mm x NH, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100275838	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Väldigt fin, 100 mm x 16 mm, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100274671	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Väldigt fin, 100 mm x NH, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100275845	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Väldigt fin, 115 mm x 22.23 mm, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100274224	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Väldigt fin, 115 mm x NH, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100274228	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Väldigt fin, 125 mm x 22.23 mm, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100274277	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Väldigt fin, 125 mm x NH, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100274704	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Väldigt fin, 150 mm x NH, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100274668	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Väldigt fin, 178 mm x 22,23 mm, 25/inner, 100/låda	100	Styck
7100275253	Scotch-Brite™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DH, Väldigt fin, 178 mm x NH, 25/inner, 100/låda	100	Styck

Scotch-Brite™ Hookit™ 7447 PRO Disc

Vår Scotch-Brite™ Hookit™ 7447 PRO rondell kombinerar flexibla fibrer med enastående avverkning som hjälper dig att utföra krävande rengöring eller åstadkomma fina finishingresultat, gång på gång. Rondellen är ett utmärkt alternativ till stålull, stålborstar, sandpapper och andra non-woven-produkter för rengöring eller finishingarbete. Hookit™-baksidan gör det enkelt att fästa rondellen på en slumpmässig excenterslip.



- Kan användas för rengöring, mattering, finishing och lätt lackeringsborttagning på en mängd olika metaller och plaster
- Unik fiberbeläggning som säkerställer snabb, jämn slipning och enhetlig repning
- Mycket finkornigt slipmedel av aluminiumoxid ger effektiv rengöring och ytfinish

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7010300879	Scotch-Brite™ Hookit™ 7447 PRO Disc, 152.4 mm x NH, A VFN	40	Styck

Snabbkopplingsrondeller

3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberslipskiva TR 982C

3M™ Cubitron™ II Roloc™-fiberrondell 982C ger extrahög effekt och produktivitet vid slipning i medelhögt till högt tryck. Vår rondeller är perfekta till kolstål när det krävs en mindre rondell.

- Med precisionsformade 3M-slipkorn som ger förbättrad avverkning och hållbarhet
- Rondellens hållbarhet är betydligt ökad, fler delar per rondell kan bearbetas med färre rondellbyten
- Roloc™-snabbkopplingssystem gör att rondellbytet mellan kornstorlekar eller tillämpningar går enkelt



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000118429	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberrondell TR 982C, 50 mm, 36+	200	Styck
7000118430	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberslipskiva TR 982C, 76 mm, 36+	200	Styck

3M™ Cubitron™ II Roloc™ Slipskiva 984F

3M™ Cubitron™ II Roloc™ hållbar kantrondell 984F kombinerar det praktiska 3M Roloc-snabbkopplingssystemet med tekniken med precisionsformade 3M-slipkorn som ger ökad avverkningstempo och rondellhållbarhet.

- Med precisionsformade 3M-slipkorn som ger förbättrad avverkning och hållbarhet
- Rondellens hållbarhet är betydligt ökad, fler delar per rondell kan bearbetas med färre rondellbyten
- Integrerat kylmedel håller nere sliptemperaturen för värmekänsliga legeringar, vilket förlänger användningstiden



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000045166	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Slipskiva 984F, 38 mm, 36+	200	Styck
7000045171	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Slipskiva 984F, 38 mm, 60+	200	Styck
7000045175	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Slipskiva 984F, 38 mm, 80+	200	Styck
7100001474	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Slipskiva 984F, 50 mm, 36+	200	Styck
7100001475	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Slipskiva 984F, 50 mm, 60+	200	Styck
7100001473	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Slipskiva 984F, 50 mm, 80+	200	Styck
7000045167	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Slipskiva 984F, 76 mm, 36+	200	Styck
7000045172	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Slipskiva 984F, 76 mm, 60+	200	Styck
7000045176	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Slipskiva 984F, 76 mm, 80+	200	Styck

3M™ Cubitron™ II Roloc™ Slipskiva 947A

3M™ Cubitron™ II Roloc™ 947A är en vass slitstark kantrondell med polyesterbaksida. Våra starka, hållbara skivor är enkla att använda och perfekta för kantarbete.

- Precisionsformade korn ger ett vasst, svalt och konsekvent skärförlopp
- Underlaget av polyester ger vattenbeständighet och stor draghållfasthet, vilket förbättrar kornens hållbarhet
- Det rejäla underlaget gör den hållbar och slitstark – bra för kantarbete



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100077039	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Slipskiva 947A, 50 mm, 40+	200	Styck
7100077047	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Slipskiva 947A, 50 mm, 60+	200	Styck
7100076925	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Slipskiva 947A, 50 mm, 80+	200	Styck
7100076933	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Slipskiva 947A, 50 mm, 120+	200	Styck
7100077040	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Slipskiva 947A, 76 mm, 40+	200	Styck
7100076898	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Slipskiva 947A, 76 mm, 60+	200	Styck
7100076926	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Slipskiva 947A, 76 mm, 80+	200	Styck
7100076934	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Slipskiva 947A, 76 mm, 120+	200	Styck

3M™ Roloc™ Fiberrondell 782C

3M™ Roloc™ fiberrondell 782C har vår avancerade slipteknik: precisionsformade 3M-korn. Dessa skivor har ett styvt fiberunderlag och stark hartsbindemedel som ger hållbarhet och rivstyrka.

- Skär snabbt genom kolstål
- Högkvalitativt mineral utmärker sig för krävande applikationer
- Precisionsformade 3M-korn ger högre skärhastigheter



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100100976	3M™ Roloc™ Fiberslipskiva 782C, 50 mm, 36+	200	Styck
7100100989	3M™ Roloc™ Fiberslipskiva 782C, 50 mm, 60+	200	Styck
7100100999	3M™ Roloc™ Fiberslipskiva 782C, 50 mm, 80+	200	Styck
7100100942	3M™ Roloc™ Fiberslipskiva 782C, 76 mm, 36+	200	Styck
7100100885	3M™ Roloc™ Fiberslipskiva 782C, 76 mm, 60+	200	Styck
7100100986	3M™ Roloc™ Fiberslipskiva 782C, 76 mm, 80+	200	Styck

Rondeller

3M™ Roloc™ Fiberrondell 787C

3M™ Roloc™ fiberrondell 787C har vår avancerade slipteknik: precisionsformade 3M-korn. Dessa skivor har ett styvt fiberunderlag och stark hartsbindemedel som ger hållbarhet och rivstyrka. De har konstruerats med ett kylmedel.

- Skär hårt och snabbt för att slipa metaller som rostfritt stål och högnickellegeringar
- Precisionsformade 3M-korn ger högre skärhastigheter och utmärkta resultat vid krävande applikationer
- Kylmedlet minimerar sliptemperaturerna för värmekänsliga legeringar



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100100974	3M™ Roloc™ Fiberslipskiva 787C, 50 mm, 36+	200	Styck
7100100982	3M™ Roloc™ Fiberslipskiva 787C, 50 mm, 60+	50	Styck
7100100962	3M™ Roloc™ Fiberslipskiva 787C, 50 mm, 80+	200	Styck
7100100964	3M™ Roloc™ Fiberslipskiva 787C, 50 mm, 120+	200	Styck
7100100981	3M™ Roloc™ Fiberslipskiva 787C, 75 mm, 36+	200	Styck
7100100979	3M™ Roloc™ Fiberslipskiva 787C, 75 mm, 60+	200	Styck
7100100966	3M™ Roloc™ Fiberslipskiva 787C, 75 mm, 120+	200	Styck
7100100961	3M™ Roloc™ Fiberslipskiva 787C, 76 mm, 80+	200	Styck

Scotch-Brite™ Roloc™ Grov rengörare XT Pro

Scotch-Brite™ Roloc™ Grov rengörare XT Pro har slipmineral av kiselkarbid som har integrerats i en öppen nylonväv. Våra rondeller tar effektivt bort rost, färg, glödska, ytbeläggningar och häftämnen från ytor utan att påverka grundmaterialet.

- Tar effektivt bort färg, rost, glödska och beläggningar från metall.
- Mycket starka fibrer står emot stötar och fungerar bra på kanter.
- Extra formbarhet för större kontaktyta och snabbare borttagning av ytbeläggning.



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100175521	Scotch-Brite™ Roloc™ Grov rengörare XT Pro, 50 mm, S XCRS, Purple	60	Styck
7100173795	Scotch-Brite™ Roloc™ Grov rengörare XT Pro, 76 mm, S XCRS, Purple	40	Styck
7100192704	Scotch-Brite™ Roloc™+ Grov rengörare XT Pro-Slipskiva, 100 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS, Purple	10	Styck
7100192705	Scotch-Brite™ Roloc™+ Grov rengörare XT Pro-Slipskiva, 125 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS, Purple	8	Styck
7100192706	Scotch-Brite™ Roloc™+ Grov rengörare XT Pro-Slipskiva, 150 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS, Purple	6	Styck

Scotch-Brite™ Roloc™ Grov rengörare XT Pro Extra Cut

Scotch-Brite™ Roloc™ Grov rengörare XT Pro Extra Cut har slipmineral av aluminiumoxid som har integrerats i en öppen nylonväv. Våra rondeller är utformade för att ta bort omfattande beläggningar, såsom rost, tjock färg och korrosion, samtidigt som de finslipar och jämnar ut den rena underliggande metallen.

- Tar snabbt bort omfattande rost, tjock färg, korrosion och rengör svetsfogar.
- Aluminiumoxidmineral tar snabbt bort det översta lagret och finslipar den underliggande rena metallen.
- Extra formbarhet för större kontaktyta och snabbare borttagning av ytbeläggning.



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100179815	Scotch-Brite™ Roloc™ Grov rengörare XT Pro Extra Cut, 50 mm, A XCRS, Grön	60	Styck
7100173790	Scotch-Brite™ Roloc™ Grov rengörare XT Pro Extra Cut, 76 mm, A XCRS, Grön	40	Styck

Scotch-Brite™ Roloc™+ Grov rengörare XT Pro Extra Cut

Scotch-Brite™ Roloc™+ Grov rengörare XT Pro Extra Cut har slipmineral av aluminiumoxid som har integrerats i en öppen nylonväv. Våra rondeller är utformade för att ta bort envisa beläggningar, såsom omfattande rost, tjock färg och korrosion, samtidigt som de finslipar och jämnar ut den underliggande rena metallen.



- Tar snabbt bort omfattande rost, tjock färg, korrosion och rengör svetsfogar.
- Aluminiumoxidmineral tar snabbt bort det översta lagret och finslipar den underliggande rena metallen.
- Extra formbarhet för större kontaktyta och snabbare borttagning av ytbeläggning.

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100192712	Scotch-Brite™ Roloc™+ Grov rengörare XT Pro Extra Cut, 100 mm x 13 mm x 6 mm, A XCRS, Grön	10	Styck
7100192733	Scotch-Brite™ Roloc™+ Grov rengörare XT Pro Extra Cut, 125 mm x 13 mm x 6 mm, A XCRS, Grön	8	Styck
7100192734	Scotch-Brite™ Roloc™+ Grov rengörare XT Pro Extra Cut, 150 mm x 13 mm x 6 mm, A XCRS, Grön	6	Styck

Scotch-Brite™ Roloc™ Ytkonditionerings- och slipkiva SC-DR

I Scotch-Brite™ Roloc™ ytkonditioneringsrondell kombinerar vi vår tåliga nylonfiber med det smidiga Roloc snabbkopplingssystemet för effektiv rengöring, finish, utjämning och gradning. Rondellen är tillverkad av fiber-material som formar sig väl efter oregelbundna ytor.



- Slitstark nylonfiberrondell för aggressiv gradning och finish
- Formbar nylonfiberrondell med Roloc™ fäste ger aggressiv avverkning
- Du får en enhetlig finish tack vare konstruktionen med öppen väv som motverkar igensättning och håller sig kall

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000000704	Scotch-Brite™ Roloc™ Ytkonditioneringsrondell SC-DR, 25 mm, A CRS, Brun	200	Styck
7000021280	Scotch-Brite™ Roloc™ Ytkonditioneringsrondell SC-DR, 25 mm, A MED, Röd	200	Styck
7000021279	Scotch-Brite™ Roloc™ Ytkonditioneringsrondell SC-DR, 25 mm, A VFN, Blå	200	Styck
7000045888	Scotch-Brite™ Roloc™ Ytkonditioneringsrondell SC-DR, 38 mm, A MED, Röd	50	Styck
7000000752	Scotch-Brite™ Roloc™ Ytkonditioneringsrondell SC-DR, 50 mm, A CRS, Brun	200	Styck
7000028506	Scotch-Brite™ Roloc™ Ytkonditioneringsrondell SC-DR, 50 mm, A MED, Röd	100	Styck
7000000751	Scotch-Brite™ Roloc™ Ytkonditioneringsrondell SC-DR, 50 mm, A MED, Röd	200	Styck
7000000750	Scotch-Brite™ Roloc™ Ytkonditioneringsrondell SC-DR, 50 mm, A VFN, Blå	200	Styck
7000028508	Scotch-Brite™ Roloc™ Ytkonditioneringsrondell SC-DR, 50 mm, A VFN, Blå	100	Styck
7000028509	Scotch-Brite™ Roloc™ Ytkonditioneringsrondell SC-DR, 50 mm, S FIN, Grå	100	Styck
7000000753	Scotch-Brite™ Roloc™ Ytkonditioneringsrondell SC-DR, 50 mm, S SFN, Grå	50	Styck
7000028501	Scotch-Brite™ Roloc™ Ytkonditioneringsrondell SC-DR, 76 mm, O-hål, S SFN, Grå	25	Styck
7000046114	Scotch-Brite™ Roloc™ Ytkonditioneringsrondell SC-DR, 76 mm, A CRS, Brun	4	Kartong
7000000756	Scotch-Brite™ Roloc™ Ytkonditioneringsrondell SC-DR, 76 mm, A CRS, Brun	100	Styck
7000000755	Scotch-Brite™ Roloc™ Ytkonditioneringsrondell SC-DR, 76 mm, A MED, Röd	100	Styck
7000046113	Scotch-Brite™ Roloc™ Ytkonditioneringsrondell SC-DR, 76 mm, A MED, Röd	4	Kartong
7000000754	Scotch-Brite™ Roloc™ Ytkonditioneringsrondell SC-DR, 76 mm, A VFN, Blå	100	Styck
7000046108	Scotch-Brite™ Roloc™ Ytkonditioneringsrondell SC-DR, 76 mm, A VFN, Blå	4	Kartong
7000028507	Scotch-Brite™ Roloc™ Ytkonditionerings- och slipkiva SC-DR, 50 mm, A CRS, Brun	100	Styck

Scotch-Brite™ Roloc™ Ytkonditioneringslipsisiva SE-DR

Scotch-Brite™ Roloc™ SE Ytkonditioneringsrondeller består av ett grovt non-woven-material och ett smidigt 3M™ Roloc™-kardborresystem. Vår skiva är utformad för krävande gradning och finishing. Den har formbara fibrer och en Roloc-baksida för att möjliggöra aggressiv avverkning.



- Grov och slitstark non-woven-rondell för aggressiv gradning och finish
- Konstruktionen med öppen väv motstår värmeuppbyggnad och är igensättningsresistent, vilket leder till en enhetlig finish
- Formbar rondell som bearbetar ytan utan att nöta, underminera eller skada basmaterialet

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000046111	Scotch-Brite™ Roloc™ Slipskiva SE-DR, 50 mm, A CRS, Brun	200	Styck
7000046110	Scotch-Brite™ Roloc™ Slipskiva SE-DR, 50 mm, A MED, Röd	200	Styck
7000042733	Scotch-Brite™ Roloc™ Slipskiva SE-DR, 76 mm, A CRS, Brun	100	Styck
7000046112	Scotch-Brite™ Roloc™ Slipskiva SE-DR, 76 mm, A MED, Röd	100	Styck
7000046149	Scotch-Brite™ Roloc™ Slipskiva SE-DR, 76 mm, A VFN, Röd	100	Styck

Scotch-Brite™ Roloc™ SL Ytkonditioneringslipsisiva

Scotch-Brite™ Roloc™ SL Ytkonditioneringsrondell har en väv med unik konstruktion och sammansättning. Våra rondeller är igensättningsresistenta och använder ett slipmaterial av aluminiumoxid för en snabb, aggressiv avverkning och lång livslängd. De har både utjämnings- och finishingkapacitet.



- En specialutvecklad ytkonditioneringsrondell kan ha en dubbelt så lång livslängd som andra ytkonditioneringsrondeller.
- Utjämnings- och finishingkapacitet sparar processteg och erbjuder önskad finish utan att försämma avverkningen.
- Kan användas för förfining av sliplinjer, samt för metallutjämning och ytförberedelse

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000046220	Scotch-Brite™ Roloc™ Rondel SL-DR, 75 mm, CRS, Super Duty	100	Styck

Scotch-Brite™ Roloc™ Ytkonditioneringslipsisiva GB-DR

Scotch-Brite™ Roloc™-ytconditioneringsrondeller använder ett snabbavverkande slipmaterial av keramiskt aluminiumoxid. De är konstruerade för optimal slipning av svetsfogar, för utjämning av mjukt stål, samt för arbeten som innebär intensiv värme och belastning.



- Slipar och utjämnar i ett enda steg
- 3M™-slipmaterial av keramiskt aluminiumoxid kombinerar snabb avverkning med utjämning, vilket eliminerar behovet av finishing
- Underläggsplattan bidrar till hållbara kanter vilket ger ett enhetligt finishingresultat och förlänger rondellernas livslängd

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100019197	Scotch-Brite™ Roloc™ Ytkonditioneringslipsisiva GB-DR, 25 mm, A CRS	200	Styck
7000046250	Scotch-Brite™ Roloc™ Ytkonditioneringslipsisiva GB-DR, 50 mm, Heavy Duty	200	Styck
7000046251	Scotch-Brite™ Roloc™ Ytkonditioneringslipsisiva GB-DR, 50 mm, Super Duty	200	Styck
7100007318	Scotch-Brite™ Roloc™ Ytkonditioneringslipsisiva GB-DR, 76 mm, Heavy Duty	100	Styck
7100009310	Scotch-Brite™ Roloc™ Ytkonditioneringslipsisiva GB-DR, 76 mm, Super Duty	100	Styck

Scotch-Brite™ Roloc™ Grovrengöringsslipskiva CG-RD

Scotch-Brite™ Roloc™ Grovrengöringsrondell har ett hållbart slipmaterial bestående av kiselkarbidmineral och non woven-nylonfiber. Komponenterna binds ihop med ett hartsbindemedel som bryts ned med tiden. Vår rondell är utformad för aggressiv rengöring utan påverkan på basmaterialet.

- Tar bort färg och rost snabbt utan att påverka arbetsstyckets geometri
- Materialet motverkar igensättning i syfte att bibehålla en enhetlig avverkning
- Avger inte rester för att minimera rengöring av arbetsytan



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100093978	Scotch-Brite™ Roloc™ Grovrengöringsrondell, 100 mm x 13 mm, Blå	10	Styck

Scotch-Brite™ Roloc™ Grovrengöringsslipskiva CR-DR

Scotch-Brite™ Roloc™ Grovrengöringsrondell använder ett extra grovt slipmaterial av kiselkarbid och ett formbart non-woven-material som effektivt tar bort färg och rost från metallytor och svetsfogar. Våra rondeller har ett säkert kardborrefäste på baksidan och utgör ett bra alternativ till stålborstar.



- Tar bort lack och färg samt bereder ytor mer effektivt än stålborstar
- Non-woven-material tar aggressivt bort ytbeläggningar utan skada på basmaterialet
- Material med öppen väv motstår igensättning och värmeuppbbyggnad, vilket ger än längre livslängd

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000046010	Scotch-Brite™ Roloc™ CR-DR, 50 mm	60	Styck
7000046009	Scotch-Brite™ Roloc™ CR-DR, 76 mm	40	Styck

Scotch-Brite™ Roloc™ Gradnings- och finishing PRO rondell

Scotch-Brite™ Roloc™ gradning och finishing PRO rondell är vårt nya metallbearbetningsverktyg med precisionsformade 3M-korn inblandade i slipmedlet. Dessa sammanpressade rondeller har ett underlag av mjuk nylonfiber och inkluderar ett Roloc™-fäste för snabb, enkel anslutning till elverktyg.



- Den sammanpressade konstruktionen förbättrar slipmedlets hållbarhet och styrka samt förlänger dess livslängd
- Non-woven-konstruktionen gör att damm och skräp avlägsnas, vilket minimerar belastningen
- Perfekt för måttlig till kraftig gradning

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100081368	Scotch Brite™ Roloc™ Gradnings- och finishing PRO Slipskiva, 50 mm x 3.2 mm, 6C MED+	60	Styck
7100081367	Scotch Brite™ Roloc™ Gradnings- och finishing PRO Slipskiva, 50 mm x 6.35 mm, 6C MED+	60	Styck
7010300983	Scotch Brite™ Roloc™ Gradnings- och finishing PRO Slipskiva, 76 mm x 3.2 mm, 4C MED+	40	Styck
7100109130	Scotch Brite™ Roloc™ Gradnings- och finishing PRO Slipskiva, 76 mm x 3.2 mm, 8C CRS+,	40	Styck
7100081365	Scotch Brite™ Roloc™ Gradnings- och finishing PRO Slipskiva, 76 mm x 6 mm, 6C MED+	40	Styck
7010329346	Scotch Brite™ Roloc™ Gradnings- och finishing PRO Slipskiva, 76 mm x 6.35 mm, 2S FIN,	40	Styck
7010295274	Scotch Brite™ Roloc™ Gradnings- och finishing PRO Slipskiva, 76 mm x 6.35 mm, 4C MED+,	40	Styck
7100109110	Scotch Brite™ Roloc™ Gradnings- och finishing PRO Slipskiva, 76 mm x 6.35 mm, 8C CRS+	40	Styck
7100081366	Scotch Brite™ Roloc™ Gradnings- och finishing PRO Slipskiva, 76.2 mm x 3.2 mm, 6C MED+	40	Styck
7100290649	Scotch-Brite™ Roloc™ Gradnings- och finishing PRO rondell, DP-UR, 50,8 mm x 6 mm, TR, 9C XCRS+	60	Styck
7100291543	Scotch-Brite™ Roloc™ Gradnings- och finishing PRO rondell, DP-UR, 76,2 mm x 6 mm, TR, 9C XCRS+	40	Styck

Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell

Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondeller sätter en ny standard för ytkonditioneringsprestanda. Dessa vidareutvecklade multifunktionsrondeller har 3M precisionsformad slipmineral-teknik inbyggd i non-woven-väven, vilket ger en ny nivå av produktivitet och livslängd till Scotch-Brite™-serien.



- Nu med 3M™ precisionsformade slipmineralsteknologi, sätter en ny prestandastandard.
- Konsekvent funktion och användarvänlighet för att förfina ytor utan att göra betydande förändringar av arbetsstycket.
- Formbar non-woven-rondell kombinerad med Roloc™ fäste ger aggressiv avverkning och ett lämpligt, effektivt snabbkopplingsystem

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100264150	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Extra grov, TR, 25.4 mm, 50/inner, 200/låda, Dispenserpack	200	Styck
7100264165	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Extra grov, TR, 38.1 mm, 25/inner, 100/låda, Dispenserpack	100	Styck
7100264170	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Extra grov, TR, 38.1 mm, 50/inner, 200/låda, Dispenserpack	200	Styck
7100264172	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Extra grov, TR, 50.8 mm, 25/inner, 200/låda, Dispenserpack	100	Styck
7100264091	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Extra grov, TR, 50.8 mm, 50/inner, 200/låda, Dispenserpack	200	Styck
7100264193	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Extra grov, TR, 50.8 mm, 1000/låda, Bulk	1000	Styck
7100264198	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Extra grov, TR, 76.2 mm, 25/inner, 100/låda, Dispenserpack	100	Styck
7100264438	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Extra grov, TR, 76.2 mm, 1000/låda, Bulk	1000	Styck
7100270872	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Extra grov, TR, 101.6 mm, 50/inner, 200/låda, Dispenserpack	100	Styck
7100264159	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Fin, TR, 25.4 mm, 50/inner, 200/låda, Dispenserpack	200	Styck
7100264167	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Fin, TR, 38.1 mm, 50/inner, 200/låda, Dispenserpack	200	Styck
7100264171	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Fin, TR, 50.8 mm, 25/inner, 100/låda, Dispenserpack	100	Styck
7100264174	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Fin, TR, 50.8 mm, 50/inner, 200/låda, Dispenserpack	200	Styck
7100264139	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Fin, TR, 50.8 mm, 1000/låda, Bulk, Dispenserpack	1000	Styck
7100264195	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Fin, TR, 76.2 mm, 25/inner, 100/låda, Dispenserpack	100	Styck
7100264204	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Fin, TR, 101.6 mm, 25/inner, 100/låda, Dispenserpack	100	Styck
7100271028	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Grov, TR, 25.4 mm, 50/inner, 200/låda, Dispenserpack	200	Styck
7100264164	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Grov, TR, 38.1 mm, 25/inner, 100/låda, Dispenserpack	100	Styck
7100264169	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Grov, TR, 38.1 mm, 50/inner, 200/låda, Dispenserpack	200	Styck
7100272236	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Grov, TR, 50.8 mm, 25/inner, 100/låda, Dispenserpack	100	Styck
7100264090	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Grov, TR, 50.8 mm, 50/inner, 200/låda, Dispenserpack	200	Styck

Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell

Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondeller sätter en ny standard för ytkonditioneringsprestanda. Dessa vidareutvecklade multifunktionsrondeller har 3M precisionsformad slipmineral-teknik inbyggd i non-woven-väven, vilket ger en ny nivå av produktivitet och livslängd till Scotch-Brite™-serien.



- Nu med 3M™ precisionsformade slipmineralsteknologi, sätter en ny prestandastandard.
- Konsekvent funktion och användarvänlighet för att förfina ytor utan att göra betydande förändringar av arbetsstycket.
- Formbar non-woven-rondell kombinerad med Roloc™ fäste ger aggressiv avverkning och ett lämpligt, effektivt snabbkopplingssystem

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100264092	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Grov, TR, 50.8 mm, 1000/låda, Bulk, Dispenserpack	1000	Styck
7100264197	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Grov, TR, 76.2 mm, 25/inner, 100/låda, Dispenserpack	100	Styck
7100264427	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Grov, TR, 76.2 mm, 1000/låda, Bulk	1000	Styck
7100264203	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Grov, TR, 101.6 mm, 25/inner, 100/låda, Dispenserpack	100	Styck
7100264161	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Medium, TR, 25.4 mm, 50/inner, 200/låda, Dispenserpack	200	Styck
7100272016	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Medium, TR, 50.8 mm, 25/inner, 100/låda, Dispenserpack	100	Styck
7100264089	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Medium, TR, 50.8 mm, 50/inner, 200/låda, Dispenserpack	200	Styck
7100264141	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Medium, TR, 50.8 mm, 1000/låda, Bulk, Dispenserpack	1000	Styck
7100264196	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Medium, TR, 76.2 mm, 25/inner, 100/låda, Dispenserpack	100	Styck
7100264428	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Medium, TR, 76.2 mm, 1000/låda, Bulk	1000	Styck
7100264142	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Medium, TR, 101.6 mm, 25/inner, 100/låda, Dispenserpack	100	Styck
7100272237	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Väldigt fin, 50.8 mm, 25/inner, 100/låda, Dispenserpack	100	Styck
7100264156	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Väldigt fin, TR, 25.4 mm, 50/inner, 200/låda, Dispenserpack	200	Styck
7100264151	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Väldigt fin, TR, 38.1 mm, 25/inner, 100/låda, Dispenserpack	100	Styck
7100264166	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Väldigt fin, TR, 38.1 mm, 50/inner, 200/låda, Dispenserpack	200	Styck
7100264173	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Väldigt fin, TR, 50.8 mm, 50/inner, 200/låda, Dispenserpack	200	Styck
7100264138	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Väldigt fin, TR, 50.8 mm, 1000/låda, Bulk, Dispenserpack	1000	Styck
7100264194	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Väldigt fin, TR, 76.2 mm, 25/inner, 100/låda, Dispenserpack	100	Styck
7100264429	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Väldigt fin, TR, 76.2 mm, 1000/låda, Bulk	1000	Styck
7100264199	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DR, Väldigt fin, TR, 101.6 mm, 25/inner, 100/låda, Dispenserpack	100	Styck
7100271030	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision ytkonditioneringsrondell, PN-DS, Fin, TS, 76.2 mm, 1000/låda, Bulk	1000	Styck



Skiva

Kap- och slipskivor

Focus

3M™ Cubitron™ 3 kapskiva

3M™ Cubitron™ 3 kapskiva skapar vinkelräta snitt med hjälp av skivans ytterkant, vilket gör den idealisk för skärning genom metall, inklusive bilkropp eller marin plåt, rör av rostfritt stål, avgasrör, klämmor, rostiga fästelement och mer.

Dessutom är 3M Cubitron™ 3 navrondell av 3M™ omkonstruerat precisionsformat korn. Med hjälp av molekylär bindningsteknik har man utformat skarpa, vinklade strukturer som kontinuerligt spricker för att bilda skarpa punkter. De rena och skarpa kanterna underlättar för sliprondellen att skära fortare, hålla lägre temperatur och hålla mycket längre än konventionella slipmaterial.

3M Cubitron Performance-slipprodukter är gjorda för proffs – så upplev nästa generation av innovationer genom att välja 3M™ Cubitron™ 3 kapskiva.



- **SPECIALISERAD FUNKTIONALITET:** Skapar vinkelräta snitt med hjälp av hjulets ytterkant, vilket gör dem idealiska för skärning genom metall, inklusive bilkropp eller marin plåt, rör av rostfritt stål, avgasrör, klämmor, rostiga fästelement och mer.
- **FÖRBÄTTRAD HASTIGHET:** Ger upp till 10 % ökad skärhastighet jämfört med 3M™ Cubitron™ II Performance-slipprodukter för att minska den tid och det tryck som krävs för att få jobbet gjort.
- **FÄRRE BYTEN:** Avlägsnar upp till 3x mer material jämfört med 3M™ Cubitron™ II Performance-slipprodukter.

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100305230	3M™ Cubitron™ 3 kapskiva, 60+, T41, 180 mm x 1,6 mm x 22,23mm	50	Styck
7100303829	3M™ Cubitron™ 3 kapskiva, 86412, 36+, T41, 125 mm x 1,6 mm x 22,23 mm, EN, 25/pack, 50 st/förpackning	50	Styck
7100304304	3M™ Cubitron™ 3 kapskiva, 86457, 60+, T41, 125 mm x 1,3 mm x 22,23 mm, EN, 25/pack, 50 st/förpackning	50	Styck
7100304056	3M™ Cubitron™ 3 kapskiva, 86542, 60+, T41, 150 mm x 2 mm x 22,23 mm, EN, 25/pack, 50 st/förpackning	50	Styck
7100304127	3M™ Cubitron™ 3 kapskiva, 86580, 80+, T41, 125 mm x 0,8 mm x 22,23 mm, EN, 25/pack, 50 st/förpackning	50	Styck
7100304305	3M™ Cubitron™ 3 kapskiva, 86581, 80+, T41, 115 mm x 0,8 mm x 22,23 mm, EN, 25/pack, 50 st/förpackning	50	Styck
7100304120	3M™ Cubitron™ 3 kapskiva, 86616, 60+, T41, 115 mm x 1 mm x 22,23 mm, EN, 25/pack, 50 st/förpackning	50	Styck
7100304306	3M™ Cubitron™ 3 kapskiva, 86647, 60+, T41, 125 mm x 1 mm x 22,23 mm, EN, 25/pack, 50 st/förpackning	50	Styck
7100303830	3M™ Cubitron™ 3 kapskiva, 86997, 36+, T41, 100 mm x 2 mm x 15,88 mm, EN, 25/pack, 50 st/förpackning	50	Styck
7100303831	3M™ Cubitron™ 3 kapskiva, 87338, 36+, T42, 125 mm x 3 mm x 22,23 mm, EN, 25/pack, 50 st/förpackning	50	Styck
7100303993	3M™ Cubitron™ 3 kapskiva, 87378, 36+, T42, 230 mm x 2,5 mm x 22,23 mm, EN, 25/pack, 50 st/förpackning	50	Styck
7100303994	3M™ Cubitron™ 3 kapskiva, 87396, 36+, T42, 180 mm x 2,5 mm x 22,23 mm, EN, 25/pack, 50 st/förpackning	50	Styck
7100303995	3M™ Cubitron™ 3 kapskiva, 87963, 36+, T42, 125 mm x 2,5 mm x 22,23 mm, EN, 25/pack, 50 st/förpackning	50	Styck
7100303997	3M™ Cubitron™ 3 kapskiva, 88404, 36+, T41, 230 mm x 2,5 mm x 22,23 mm, EN, 25/pack, 50 st/förpackning	50	Styck
7100303998	3M™ Cubitron™ 3 kapskiva, 88732, 36+, T41, 230 mm x 2 mm x 22,23 mm, EN, 25/pack, 50 st/förpackning	50	Styck
7100303999	3M™ Cubitron™ 3 kapskiva, 88768, 36+, T41, 180 mm x 2 mm x 22,23 mm, EN, 25/pack, 50 st/förpackning	50	Styck
7100304000	3M™ Cubitron™ 3 kapskiva, 88775, 36+, T41, 125 mm x 2 mm x 22,23 mm, EN, 25/pack, 50 st/förpackning	50	Styck
7100304003	3M™ Cubitron™ 3 kapskiva, 89573, 36+, T41, 115 mm x 1,6 mm x 22,23 mm, EN, 25/pack, 50 st/förpackning	50	Styck
7100304121	3M™ Cubitron™ 3 kapskiva, 89623, 60+, T41, 75 mm x 1 mm x 9,53 mm, EN, 25/pack, 50 st/förpackning	50	Styck
7100304123	3M™ Cubitron™ 3 kapskiva, 91045, 60+, T41, 75 mm x 1 mm x 10 mm, EN, 25/pack, 50 st/förpackning	50	Styck
7100304124	3M™ Cubitron™ 3 kapskiva, 91564, 60+, T41, 75 mm x 1 mm x 8 mm, EN, 25/pack, 50 st/förpackning	50	Styck

3M™ Cubitron™ 3 navrondell

3M™ Cubitron™ 3 navrondell är en exceptionellt snabbskärande och långvarig styvlimmad skiva för borttagning av tunga svetsfogar och andra tunga slipapplikationer. Med hjälp av centerpinne möjliggörs slipning i alla vinklar och fungerar bra på nästan alla material samtidigt som det är speciellt formulerat för användning på rostfritt stål, mjukt stål och flyglegeringar.

Dessutom är 3M Cubitron™ 3 navrondell av 3M™ omkonstruerat precisionsformat korn. Med hjälp av molekylär bindningsteknik har man utformat skarpa, vinklade strukturer som kontinuerligt spricker för att bilda skarpa punkter. De rena och skarpa kanterna underlättar för sliprondellen att skära fortare, hålla lägre temperatur och hålla mycket längre än konventionella slipmaterial. 3M Cubitron Performance-slipprodukter är gjorda för proffs – så upplev nästa generation av slipprodukter genom att välja 3M™ Cubitron™ 3 navrondell.

- **EXTRA KRAFTIG:** Konstruerad för borttagning av tunga svetsfogar och andra tunga slipapplikationer på nästan alla material samtidigt som den är speciellt utformad för användning på rostfritt stål, mjukt stål och rymdlegeringar.
- **FÖRBÄTTRAD PRESTANDA:** Ger upp till 14 % ökad skärhastighet jämfört med 3M™ Cubitron™ II-slipmedel för att minska den tid och det tryck som krävs för att få jobbet gjort.
- **FÄRRE BYTEN:** Avlägsnar upp till 2x mer material jämfört med 3M™ Cubitron™ II Performance-slipprodukter.



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100312955	3M™ Cubitron™ 3 navrondell, 43616, 36, T27, 125 mm x 7 mm x 22,23 mm, mejslande special EN, 10/pack, 20 st/förpackning	20	Styck
7100303963	3M™ Cubitron™ 3 navrondell, 74433, 36+, T27, 150 mm x 7 mm x 22,23 mm, mejslande special EN, 10/pack, 20 st/förpackning	20	Styck
7100305453	3M™ Cubitron™ 3 navrondell, 97618, 36+, T27, 180 mm x 7 mm x 22,23 mm, mejslande special EN, 10/pack, 20 st/förpackning	20	Styck
7100303979	3M™ Cubitron™ 3 navrondell, 98291, 36+, T27, 230 mm x 7 mm x 22,23 mm, EN, 10/pack, 20 st/förpackning	20	Styck
7100303980	3M™ Cubitron™ 3 navrondell, 98418, 36+, T27, 180 mm x 7 mm x 22,23 mm, EN, 10/pack, 20 st/förpackning	20	Styck
7100303981	3M™ Cubitron™ 3 navrondell, 98452, 36+, T27, 150 mm x 7 mm x 22,23 mm, EN, 10/pack, 20 st/förpackning	20	Styck
7100303982	3M™ Cubitron™ 3 navrondell, 98647, 36+, T27, 125 mm x 7 mm x 22,23 mm, EN, 10/pack, 20 st/förpackning	20	Styck
7100303983	3M™ Cubitron™ 3 navrondell, 99306, 36+, T27, 115 mm x 7 mm x 22,23 mm, EN, 10/pack, 20 st/förpackning	20	Styck

3M™ Cubitron™ 3 kap- och sliprondell

3M™ Cubitron™ 3 kap- och sliprondell är en mångsidig produkt som är utformad för att användas både som navrondell och kapskiva – vilket gör den idealisk för skärning, slipning, nötning med mera. Till skillnad från andra slipprodukter som är designade för bara ett jobb kan denna skiva anta flera utmaningar, delvis tack vare en platt och förstärkt inre yta som kan forma eller slipa föremål, samt en tunn ytterkant som kan användas för att göra vinkelräta snitt och skåror. Denna design tar bort behovet av flera slipverktyg och kan hjälpa till att maximera produktionen.

Dessutom drivs 3M™ Cubitron™ 3 kap- och sliprondell av 3M-omarbetade och precisionsformade slipmineral som använder egenutvecklade genombrott inom molekylär bindningsteknologi designad med skarpa, kantiga strukturer som kontinuerligt spricker för att bilda skarpa spetsar. De rena och skarpa kanterna underlättar för sliprondellen att skära fortare, hålla lägre temperatur och hålla mycket längre än konventionella slipmaterial. 3M Cubitron Performance-slipprodukter är gjorda för proffs – så upplev nästa generation av slipprodukter genom att välja 3M™ Cubitron™ 3 kap- och sliprondell.



- **FLERA FUNKTIONER:** Används både som slipskiva och kapskiva, vilket gör den idealisk för skärning, slipning, nötning med mera
- **FÖRBÄTTRAD HASTIGHET:** Ger upp till 5 % ökad skärhastighet jämfört med 3M™ Cubitron™ II Performance-slipprodukter för att minska den tid och det tryck som krävs för att få jobbet gjort.
- **STYVT, FÖRSTÄRKT, HARTSBUNDET HJUL:** Designad för att användas både som navrondell och som kapskiva på både rostfria och mjuka stålunderlag.

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100305148	3M™ Cubitron™ 3 kap- och sliprondell, 47563, 36+, T27, 150 mm x 3,2 mm x 22,23 mm, EN, 10/pack, 20 st/förpackning	20	Styck
7100305445	3M™ Cubitron™ 3 kap- och sliprondell, 93314, 36+, T27, 100 mm x 3,2 mm x 15,88 mm, EN, 10/pack, 20 st/förpackning	20	Styck
7100305446	3M™ Cubitron™ 3 kap- och sliprondell, 93395, 36+, T27, 230 mm x 3,8 mm x 22,23 mm, EN, 10/pack, 20 st/förpackning	20	Styck
7100305447	3M™ Cubitron™ 3 kap- och sliprondell, 93473, 36+, T27, 180 mm x 3,5 mm x 22,23 mm, EN, 10/pack, 20 st/förpackning	20	Styck
7100305448	3M™ Cubitron™ 3 kap- och sliprondell, 93498, 36+, T27, 125 mm x 3,2 mm x 22,23 mm, EN, 10/pack, 20 st/förpackning	20	Styck
7100305449	3M™ Cubitron™ 3 kap- och sliprondell, 94159, 36+, T27, 115 mm x 3,2 mm x 22,23 mm, EN, 10/pack, 20 st/förpackning	20	Styck
7100303971	3M™ Cubitron™ 3 kap- och sliprondell, 94343, 36+, T27, 230 mm x 4,2 mm x 22,23 mm, EN, 10/pack, 20 st/förpackning	20	Styck
7100303972	3M™ Cubitron™ 3 kap- och sliprondell, 94542, 36+, T27, 180 mm x 4,2 mm x 22,23 mm, EN, 10/pack, 20 st/förpackning	20	Styck
7100303973	3M™ Cubitron™ 3 kap- och sliprondell, 94888, 36+, T27, 150 mm x 4,2 mm x 22,23 mm, EN, 10/pack, 20 st/förpackning	20	Styck
7100303974	3M™ Cubitron™ 3 kap- och sliprondell, 94946, 36+, T27, 125 mm x 4,2 mm x 22,23 mm, EN, 10/pack, 20 st/förpackning	20	Styck
7100303975	3M™ Cubitron™ 3 kap- och sliprondell, 95344, 36+, T27, 115 mm x 4,2 mm x 22,23 mm, EN, 10/pack, 20 st/förpackning	20	Styck

3M™ Silver Kapskiva

3M™ Silver-kapskiva har utformats för att ge en oöverträffad kombination av pris och prestanda. Den skär snabbt igenom metallrör och plåtar. Skivan med lång livslängd har vår precisionsformade slipmineral som ger snabb och konsekvent kapning.

- Skär snabbt igenom metallrör, plåtar med mera
- 3M:s precisionsformade slipmineral skär exceptionellt snabbt, vilket hjälper till att öka produktiviteten
- Skiva med lång livslängd ger mycket prisvärd prestanda



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100139207	3M™ Silver Kapskiva, T41, 75 mm x 0.9 mm x 6.35 mm	50	Styck
7100139209	3M™ Silver Kapskiva, T41, 75 mm x 0.9 mm x 10 mm	50	Styck
7100139211	3M™ Silver Kapskiva, T41, 75 mm x 1.6 mm x 9.53 mm	50	Styck
7100139213	3M™ Silver Kapskiva, T41, 100 mm x 0.9 mm x 6.35 mm	50	Styck
7100139216	3M™ Silver Kapskiva, T41, 100 mm x 1 mm x 9.53 mm	50	Styck
7100139217	3M™ Silver Kapskiva, T41, 100 mm x 1 mm x 16 mm	50	Styck
7100139218	3M™ Silver Kapskiva, T41, 100 mm x 1.3 mm x 16 mm	50	Styck
7100139219	3M™ Silver Kapskiva, T41, 105 mm x 1 mm x 10 mm	50	Styck
7100139227	3M™ Silver Kapskiva, T41, 115 mm x 1 mm x 22.2 mm	50	Styck
7100139229	3M™ Silver Kapskiva, T41, 115 mm x 1.6 mm x 22.2 mm	50	Styck
7100139232	3M™ Silver Kapskiva, T41, 125 mm x 1 mm x 22.2 mm	50	Styck
7100139234	3M™ Silver Kapskiva, T41, 125 mm x 1.6 mm x 22.2 mm	50	Styck
7100139238	3M™ Silver Kapskiva, T41, 125 mm x 2 mm x 22.2 mm	50	Styck
7100139235	3M™ Silver Kapskiva, T41, 150 mm x 1.6 mm x 22.2 mm	50	Styck
7100141045	3M™ Silver Kapskiva, T41, 178 mm x 3 mm x 22.2 mm	50	Styck
7100139240	3M™ Silver Kapskiva, T41, 180 mm x 2 mm x 22.2 mm	50	Styck
7100141075	3M™ Silver Kapskiva, T41, 230 mm x 3 mm x 22.2 mm	50	Styck
7100141056	3M™ Silver Kapskiva, T42, 115 mm x 2.5 mm x 22.2 mm	50	Styck
7100141069	3M™ Silver Kapskiva, T42, 125 mm x 2.5 mm x 22.2 mm	50	Styck
7100141067	3M™ Silver Kapskiva, T42, 178 mm x 2.5 mm x 22.2 mm	50	Styck
7100141070	3M™ Silver Kapskiva, T42, 230 mm x 2.5 mm x 22.2 mm	50	Styck

3M™ Silver Navslipskiva

3M™ Silver-navrondell har utformats för att ge en oslagbar kombination av pris och prestanda som ger snabb och konsekvent resultat under slipning och kraftig avverkning på rostfritt, svart stål med mera.



- Perfekt för kraftig slipning, svetsförberedning och borttagning av svetsfogar
- 3M's precisionsformade slipmineral skär exceptionellt snabbt, vilket hjälper till att öka produktiviteten
- Skiva med lång livslängd ger mycket prisvärd prestanda

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100141123	3M™ Silver Navslipskiva, T27, 100 mm x 7 mm x 16 mm	20	Styck
7100141083	3M™ Silver Navslipskiva, T27, 115 mm x 7 mm x 22.2 mm	20	Styck
7100141086	3M™ Silver Navslipskiva, T27, 125 mm x 7 mm x 22.2 mm	20	Styck
7100141089	3M™ Silver Navslipskiva, T27, 150 mm x 7 mm x 22.2 mm	20	Styck
7100141096	3M™ Silver Navslipskiva, T27, 178 mm x 7 mm x 22.2 mm	20	Styck
7100141099	3M™ Silver Navslipskiva, T27, 230 mm x 7 mm x 22.2 mm	20	Styck

3M™ Kap- och Slipskiva

3M™ Kap- och sliprondeller hjälper dig att få mer jobb utfört för pengarna. De tar sig an tuffa arbeten med en snabb, smidig avverkning... med mindre tryck ... och mindre prat om spårrensning och specifika slipoperationer. 3M-teknologin med precisionsformad slipmineral skär genom metallen med supervassa, mikroreplikerade spetsar – det ger ett kallare, snabbare och mer hållbart snitt än vad är fallet med konventionella, krossade slipkorn. Dessa robusta skivor behöver dessutom färre justeringar, vilket gör att du kan avklara det dagliga arbetet mycket snabbare.



- 3M™ Kap- och sliprondeller använder precisionsformad slipmineral från 3M som ökar slipmateriallets effektivitet och livslängd.
- Utformade för den kostnadsmedvetna kunden. Ger hög prestanda till ett överkomligt pris.
- Mångsidiga: De styva armerade skivorna med gummibindemedel kan användas både som sliprondeller och som kaprondeller – på kolstål och rostfritt stål.

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100213967	3M™ Kap- och Slipskiva, T27, 102 mm x 4.2 mm x 16 mm	20	Styck
7100214038	3M™ Kap- och Slipskiva, T27, 115 mm x 4.2 mm x 22.2 mm	20	Styck
7100214085	3M™ Kap- och Slipskiva, T27, 127 mm x 4.2 mm x 22.2 mm	20	Styck
7100214087	3M™ Kap- och Slipskiva, T27, 152 mm x 4.2 mm x 22.2 mm	20	Styck
7100214088	3M™ Kap- och Slipskiva, T27, 180 mm x 4.2 mm x 22.2 mm	20	Styck
7100214089	3M™ Kap- och Slipskiva, T27, 230 mm x 4.2 mm x 22.2 mm	20	Styck

3M™ Cubitron™ II Flexibel Navslipskiva

3M™ Cubitron™ II Flexibel navrondell är utformad för att du ska kunna slipa, forma och putsa så snabbt som möjligt, på en mängd olika metallmaterial. Den flexibla rondellen använder 3M:s precisionsformade slipmineral som avverkar snabbt och motstår värmeuppbyggnad.



- Konstruerad för att slipa, forma och putsa på en mängd olika metallmaterial
- 3M™ Precisionsformad slipmineral ger en bättre avverkning och större flexibilitet än vanliga navrondeller.
- Hartsbindning hjälper till att behålla styrka och prestanda vid slipning

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100140055	3M™ Cubitron™ II Flexible Grinding Wheels, T27, 100mm x 3mm x 16mm	200	Styck
7100140056	3M™ Cubitron™ II Flexible Grinding Wheels, T27, 115 mm x 3 mm x 22.2 mm	200	Styck
7100140059	3M™ Cubitron™ II Flexible Grinding Wheels, T27, 115 mm x 3 mm x 22.2 mm	200	Styck
7100140057	3M™ Cubitron™ II Flexible Grinding Wheels, T27, 125 mm x 3 mm x 22.2 mm	200	Styck
7100140060	3M™ Cubitron™ II Flexible Grinding Wheels, T27, 125 mm x 3 mm x 22.2 mm, 80+	200	Styck
7100140058	3M™ Cubitron™ II Flexible Grinding Wheels, T27, 178 mm x 4 mm x 22.2 mm	100	Styck

Gradning och finishhjul

Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul

Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO sammanpressat hjul är tillverkat med precisionsformade 3M-slipkorn som fästs vid en nylonväv, vilket ger högre avverkning och slitstyrka vid gradning och utjämnning. Våra sammanpressade hjul är mjuka och otroligt slitstarka. De är utformad för minsta möjliga antal hjulbyten.

- Ett sammanpressat hjul som håller längre
- Använd för snabbare gradning
- Ett mjukt, starkt och jämnt hjul med bra kontroll



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100256411	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 6C Med+, 76 mm x 12.7 mm x 6.35 mm, 20 ea/Case	20	Styck
7100083512	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 25.4 mm x 25.4 mm x 4.76 mm, 6C MED+	50	Styck
7100290254	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 25.4 mm x 25.4 mm x 4.76 mm, 9C XCRS+	1	Styck
7100053413	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 50 mm x 3.175 mm x 6.35 mm, 6C MED+	60	Styck
7100053414	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 50 mm x 6.35 mm x 6.35 mm, MED	60	Styck
7100290249	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 50.8 mm x 6.35 mm x 6.35 mm, 9C XCRS+	60	Styck
7100053418	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 76 mm x 3.18 mm x 6.35 mm, 6C MED+	40	Styck
7100105326	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 76 mm x 3.175 mm x 6.35 mm, 8C CRS+	40	Styck
7100256513	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 76 mm x 6.35 mm x 6.35 mm, 2S FN	40	Styck
7010365693	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 76 mm x 6.35 mm x 6.35 mm, 4C MED+	40	Styck
7100256410	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 76 mm x 6.35 mm x 6.35 mm, 6C Med+	40	Styck
7100256508	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 76 mm x 6.35 mm x 6.35 mm, 8C CRS+	40	Styck
7010310029	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 76 mm x 12.7 mm x 6.35 mm, 4C MED+	20	Styck
7100256517	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 76 mm x 12.7 mm x 6.35 mm, 8C CRS+	20	Styck
7100110912	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 76 mm x 12.7 mm x 9.52 mm, 8 CRS+	20	Styck
7100053421	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 76 mm x 19 mm x 6.35 mm, 6C MED+	20	Styck
7010329496	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 76 mm x 19 mm x 6.35 mm, 8C CRS+	20	Styck
7100290246	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 76.2 mm x 6.35 mm x 6.35 mm, 9C XCRS+	40	Styck
7100290244	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 76.2 mm x 12.7 mm x 6.35 mm, 9C XCRS+	20	Styck
7100290250	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 127 mm x 3.175 mm x 25.4 mm, 9C XCRS+	16	Styck
7100290101	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 127 mm x 6.35 mm x 25.4 mm, 9C XCRS+	10	Styck
7100088615	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 152 mm x 3.2 mm x 25.4 mm, 6C MED+	16	Styck
7010310028	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 152 mm x 3.175 mm x 12.7 mm, 6C MED+	16	Styck
7100256509	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 152 mm x 6.35 mm x 25.4 mm, 6C Med+	8	Styck
7100256521	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 152 mm x 12.7 mm x 12.7 mm, 6C Med+	4	Styck
7100256514	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 152 mm x 12.7 mm x 25.4 mm, 2S FN	4	Styck
7100256507	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 152 mm x 12.7 mm x 25.4 mm, 8C CRS+	4	Styck
7100256518	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 152 mm x 25.4 mm x 12.7 mm, 6C Med+	2	Styck
7100256520	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 152 mm x 25.4 mm x 25.4 mm, 8C CRS+	2	Styck
7100256515	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 152 mm x 25.4 mm x 25.4mm, 2S FN	2	Styck
7100290255	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 152.4 mm x 3.175 mm x 12.7 mm, 9C XCRS+	16	Styck
7100290763	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 152.4 mm x 3.175 mm x 25.4 mm, 9C XCRS+	16	Styck
7100290251	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 152.4 mm x 6.35 mm x 22.23 mm, 9C XCRS+	8	Styck
7100290100	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 152.4 mm x 6.35 mm x 25.4 mm, 9C XCRS+	8	Styck

Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul

Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO sammanpressat hjul är tillverkat med precisionsformade 3M-slipkorn som fästs vid en nylonväv, vilket ger högre avverkning och slitstyrka vid gradning och utjämning. Våra sammanpressade hjul är mjuka och otroligt slitstarka. De är utformad för minsta möjliga antal hjulbyten.

- Ett sammanpressat hjul som håller längre
- Använd för snabbare gradning
- Ett mjukt, starkt och jämnt hjul med bra kontroll



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100290253	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 152.4 mm x 12.7 mm x 12.7 mm, 9C XCRS+	4	Styck
7100290252	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 152.4 mm x 12.7 mm x 25.4 mm, 9C XCRS+	4	Styck
7100290248	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, 203.2 mm X 6.35 mm X 6.35 mm, 9C XCRS+	8	Styck
7100256522	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Sammanpressat hjul, DP-UW, 152 mm x 25.4 mm x 25.4 mm, 6C Med+	2	Styck

Scotch-Brite™ EXL Gradningsskiva XL-UW

Scotch-Brite™ EXL-kombinationsmodell med mjuk och formbar konsistens som jämnar till, graderar och ytbehandlar kanterna på metallegeringar – samt många kompositmaterial i plast. Våra EXL-kombinationsrondeller finns i flera densiteter och grovlekar.

- Rondellens kant kan skärpas för effektiv gradning, ytbehandling och polering av alla metallegeringar och många plaster och kompositmaterial
- Robust konstruktion i flera lager och delar som kan köras med- eller motsols
- Flera densiteter och grovlekar från mjuk och formbar till hård och aggressiv ger ett brett användningsområde



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000000690	Scotch-Brite™ EXL Gradningsskiva XL-UW, 25mm x 25mm x 4.84mm, 2S FIN	50	Styck
7100256317	Scotch-Brite™ EXL Gradningsskiva XL-UW, 76 mm x 6.35 mm x 6.35 mm, 2A Med	40	Styck
7100256412	Scotch-Brite™ EXL Gradningsskiva XL-UW, 76 mm x 12.7 mm x 6.35 mm, 2A Med	20	Styck
7100256328	Scotch-Brite™ EXL Gradningsskiva XL-UW, 152 mm x 6.35 mm x 12.7 mm, 2S Fine	8	Styck
7000046104	Scotch-Brite™ EXL Gradningsskiva XL-UW, 152 mm x 6.35 mm x 12.7 mm, 3S FIN	8	Styck

Scotch-Brite™ EX3 Gradningshjul

Scotch-Brite™ EX3-gradningsrondellen är en formgjuten, hård och hållbar rondell avsedd för tillämpningar där kantskador måste undvikas. Våra rondeller ger bäst resultat när de arbetar med vassa eggjar eller metallgradning.

- Formgjuten konstruktion ger en balanserad rondell med jämn drift
- Specialutvecklad för att ta fram vassa kanter och för metallgradning
- Fiber materialet ger låg drifttemperatur och minskar påverkan på värmekänsliga material



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000046167	Scotch-Brite™ EX3 Gradningshjul, 203 mm x 12.7 mm x 76.2 mm, 9S FIN	4	Styck

3M™ Scotch-Brite™ Gradningshjul

Scotch-Brite™-gradningsrondell är en aggressiv rondell framställd för olika gradningsjobb och ytor. Använd våra rondeller av kiselkarbid som har en nominell hög densitet på 11 i kornstorlekarna fin och medium, för lätt till medelgrov kantgradning av kolstål, rostfritt, titan och mjuka metaller.



- Hård formbar rondell för effektiv rostborttagning utan att underminera arbetsstycket
- Formgjuten konstruktion av en rondell som löper smidigt och ger jämna resultat
- Scotch-Brite™-fibermaterial är beläggingsresistent. Det frigörs kontinuerligt nya slipmedel så att avverkningen kan pågå utan avbrott.

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000028491	Scotch-Brite™ Gradningshjul DB-WL, 152 mm x 25 mm x 25.4 mm, 7S FIN	3	Styck
7000028488	Scotch-Brite™ Gradningshjul DB-WL, 152 mm x 25 mm x 25.4 mm, 9S FIN	3	Styck
7000046089	Scotch-Brite™ Gradningshjul DB-WL, 203 mm x 25 mm x 76.2 mm, 7S FIN	3	Styck
7000046086	Scotch-Brite™ Gradningshjul DB-WL, 203 mm x 25 mm x 76.2 mm, 9S FIN	3	Styck
7000028493	Scotch-Brite™ Gradningshjul DB-WL, 203 mm x 50 mm x 76.2 mm, 7S FIN	2	Styck
7000046088	Scotch-Brite™ Gradningshjul DB-WL, 203 mm x 50 mm x 76.2 mm, 9S FIN	2	Styck

Scotch-Brite™ Putshjul

Scotch-Brite™ Finishingrondell är konstruerat med slipmaterial av kiselkarbid. Våra finishingrondeller är formgjutna och har olika slipkornstorlek samt låg densitet, vilket gör dem lämpliga för finishing.



- Ger ett enhetligt slipmönster vid finishing av rostfritt stål, aluminium, mässing och koppar, samt järnhaltiga och icke-järnhaltiga metaller
- Mycket formbar för ett enhetligt finishingresultat på till exempel oregelbundna och böjda ytor
- Måttlig aggressivitet och lägre densitet möjliggör enhetliga resultat

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000028484	Scotch-Brite™ Putshjul FS-WL, 152 mm x 25 mm x 25.4 mm, 2S CRS	3	Styck
7000028494	Scotch-Brite™ Putshjul FS-WL, 152 mm x 25 mm x 25.4 mm, 6S FIN	3	Styck

Scotch-Brite™ Lättgradningsslipskiva

Scotch-Brite™ Lättgradningsrondell är en formgjuten rondell som används för lättare gradning, polering och finishing. Våra rondeller är utformade för en mjuk och smidig drift, vilket kräver mindre ansträngning av operatören än vad en hårdare rondell gör.



- Ett rent och ekonomiskt system avsett att avlägsna fina slipmärken för en polerad finish
- Formbarheten möjliggör ett enhetligt finishingresultat, samtidigt som nytt slipmaterial kontinuerligt exponeras
- Non-woven-nätet motstår värmeuppbyggnad och minskar därmed påverkan på värmekänsliga material

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000000730	Scotch-Brite™ Lättgradningshjul LD-WL, 152 mm x 25.4 mm x 25.4 mm, 7S FIN	3	Styck


Scotch-Brite™ Roloc™ Roloc EXL

Scotch-Brite™ Roloc™ EXL-kombinationsrondellen består av en komprimerad fiberkonstruktion med jämnt fördelade slipkorn. Våra kombinationsrondellen är kraftfulla och effektiva vid en rad olika metallarbeten, bland annat kantgradning och ytbehandling.



- Stark kombinationskonstruktion ger effektiv kantgradning och ytbehandling
- Hög densitet innebär att kanten håller längre, vilket ger god avverkning och jämn form på rondellen även efter användning
- Låg densitet ger en formbar och flexibel yta som kan användas till att ytbehandla plana, konturerade och oregelbundna ytor utan att skada materialet

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000045976	Scotch-Brite™ Roloc™ Roloc EXL, 50 mm x 6 mm, 2S FIN	60	Styck
7100000858	Scotch-Brite™ Roloc™ Roloc EXL, 76 mm x 6 mm, 2A MED	40	Styck
7100005209	Scotch-Brite™ Roloc™ Roloc EXL, 76 mm x 6 mm, 2S FIN	40	Styck
7000028469	Scotch-Brite™ Roloc™ Roloc EXL, 76 mm x 6 mm, 6A MED	40	Styck



Borstar

Radialborstar & Borstrondeller

Scotch-Brite™ Spindelmonterad Borstslipskiva BB-ZS

Scotch-Brite™ skaftmonterad borstrondell är tillverkad av plast, fylld med keramiska slipmineraler som formats till en lamell och monterats på en spindel. Vår borstrondell är flexibel och mycket formbar för en enhetlig finish, även på svåråtkomliga ytor.



- Skaftmonterad för snabba, enkla byten
- Flexibel och formbar, fungerar bra på alla typer av oregelbundna ytor
- Arbeta effektivare och snabbare än med traditionella slipmedel utan att kompromissa med kvaliteten

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000078180	Scotch-Brite™ Spindelmonterad Borstslipskiva BB-ZS, 50 mm, P80, Gul, Type C	6	Styck
7000078175	Scotch-Brite™ Spindelmonterad Borstslipskiva BB-ZS, 50 mm, P120, Vit, Type C	6	Styck
7000078179	Scotch-Brite™ Spindelmonterad Borstslipskiva BB-ZS, 50 mm, P220, Brun, Type C	6	Styck
7000078178	Scotch-Brite™ Spindelmonterad Borstslipskiva BB-ZS, 75 mm, P220, Brun, Type C	6	Styck
7000078176	Scotch-Brite™ Spindelmonterad Borstslipskiva BB-ZS, 76 mm, P80, Gul, Type C	6	Styck
7000078177	Scotch-Brite™ Spindelmonterad Borstslipskiva BB-ZS, 76 mm, P120, Vit, Type C	6	Styck

Scotch-Brite™ Borstslipskiva BD-ZB

Scotch-Brite™ borstrondell har keramiska slipkorn och gjutna, mjuka borst som ger mer ytkontakt än stålborstar. Slipförmågan finns kvar under borstens hela livslängd. Vår borstrondell tar bort färg, smuts, klister, svetsbrännmärken, rost, tungmetalloxider och ytbeläggningar från stora områden.



- 3M™ keramiska slipkorn ger aggressiv avverkning och enhetlig finish under rondellens hela livslängd
- Mjuka borst kräver mindre tryck än stålborstar och anpassas efter konturer, även på komplexa delar
- Utrymmet mellan borsten är idealiskt för borttagning av alla typer av beläggningar som lätt sätter igen

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000062861	Scotch-Brite™ Borstrondell BD-ZB, P50, Grön, 115mm x M14, 1 st/fp, 5 st/krt, blisterförp.	5	Styck
7100138287	Scotch-Brite™ Borstslipskiva BD-ZB, 115 mm, P50, Grön, M14	10	Styck
7100138288	Scotch-Brite™ Borstslipskiva BD-ZB, 115 mm, P80, Gul, M14	10	Styck
7100138289	Scotch-Brite™ Borstslipskiva BD-ZB, 115 mm, P120, Vit, M14	10	Styck

Scotch-Brite™ Radialborste BB-ZB

I Scotch-Brite™ radialborste använder vi vår egen blandning av 3M™ keramiska slipkorn, aluminiumoxid och gjutna, mjuka men ändå styva borst vilket ger mer ytkontakt än stålborstar. Borstarna behåller slipförmågan under hela sin livslängd.

- Gjutna slipmedelsfyllda borst, för effektivare finish, polering och gradning än stålborstar
- Blandningen av 3M™ keramiska slipkorn ger extra hög finishkvalitet under rondellens hela livslängd
- Rengör med minimalt tryck



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000046180	Scotch-Brite™ Radialborste BB-ZB, 152 mm x 11.11 mm x 25.4 mm, 6 Micron, Rosa, Type C	5	Styck
7100138300	Scotch-Brite™ Radialborste BB-ZB, 152 mm x 11.11 mm x 25.4 mm, P80, Gul, Type C, Med adapter	5	Styck
7100138298	Scotch-Brite™ Radialborste BB-ZB, 152 mm x 11.11 mm x 25.4 mm, P120, Vit, Type C, Med adapter	5	Styck
7000021284	Scotch-Brite™ Radialborste BB-ZB, 152 mm x 11.11 mm x 25.4 mm, P400, Blå, Type C, Med adapter	5	Styck
7100138290	Scotch-Brite™ Radialborste BB-ZB, 152 mm x 12.7 mm x 25.4 mm, P36, Brun, Type A, Med adapter	1	Styck
7100138347	Scotch-Brite™ Radialborste BB-ZB, 152 mm x 12.7 mm x 25.4 mm, P50, Grön, Type A, Med adapter	5	Styck
7100138291	Scotch-Brite™ Radialborste BB-ZB, 152 mm x 12.7 mm x 25.4 mm, P80, Gul, Type A, Med adapter	5	Styck
7100138299	Scotch-Brite™ Radialborste BB-ZB, 152 mm x 12.7 mm x 25.4 mm, P220, Röd, Type C, Med adapter	5	Styck
7000046181	Scotch-Brite™ Radialborste BB-ZB, 152 mm x 22 mm x 25.4 mm, 1 Micron, Ljus Grön, Type C	5	Styck
7100138337	Scotch-Brite™ Radialborste BB-ZB, 193.7 mm x 25.4 mm x 31.8 mm, P80, Gul, Type C, Med adapter	2	Styck
7100138338	Scotch-Brite™ Radialborste BB-ZB, 193.7 mm x 25.4 mm x 31.8 mm, P120, Vit, Type C, Med adapter	2	Styck
7100138335	Scotch-Brite™ Radialborste BB-ZB, 193.7 mm x 25.4 mm x 31.8 mm, P220, Röd, Type C, Med adapter	2	Styck
7100138332	Scotch-Brite™ Radialborste BB-ZB, 203 mm x 25.4 mm x 31.8 mm, P50, Grön, Type S, Med adapter	2	Styck
7100138333	Scotch-Brite™ Radialborste BB-ZB, 203 mm x 25.4 mm x 31.8 mm, P80, Gul, Type S, Med adapter	2	Styck
7100138334	Scotch-Brite™ Radialborste BB-ZB, 203 mm x 25.4 mm x 31.8 mm, P120, Vit, Type S, Med adapter	2	Styck
7100138336	Scotch-Brite™ Radialborste Typ C BB-ZB, P400, Blå, 200mm x 25mm x 31mm, 2 st/krt	2	Styck

Scotch-Brite™ Bristle Radialborste

Scotch-Brite™-radialborste med 3M keramiska slipkorn och gjutna, mjuka borst ger mer ytkontakt än stålborstar. Slipförmågan finns kvar under borstens hela hållbarhet. Vår snabba borste tar bort ytdefekter som färg, smuts, brännmärken och rost från stora områden.



- Gjutna slipmedelsfyllda borst för strippning, gradning, beredning, finish, polering, rengöring och borttagning av ytbehandling
- Få aggressiv avverkning och enhetlig kvalitet på finslipningen under borstens hela hållbarhet med keramiskt 3M-slipmedel
- Mjuka borst kräver mindre tryck än stålborstar och anpassas efter krökningar, även på komplexa delar

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000046160	Scotch-Brite™ Bristle Radialborste RB-ZB, 50 mm x 9.53 mm, 1 Micron, Ljus Grön, Type C	80	Styck
7000046161	Scotch-Brite™ Bristle Radialborste RB-ZB, 76.2 mm x 9 mm, 6 µm, Type C	80	Styck
7000046125	Scotch-Brite™ Radialborste RB-ZB, 14 mm x 1.58 mm, P400, Blå, Type C	192	Styck
7000000764	Scotch-Brite™ Radialborste RB-ZB, 14 mm x 4.23 mm, P120, Vit, Type C	192	Styck
7100002321	Scotch-Brite™ Radialborste RB-ZB, 14.28 mm x 1.58 mm, P220, Röd	192	Styck
7000046127	Scotch-Brite™ Radialborste RB-ZB, 14.28 mm x 1.58 mm, Pol 1, Type C	192	Styck
7000000766	Scotch-Brite™ Radialborste RB-ZB, 19 mm x 1.58 mm, 1 Micron, Ljus Grön, Type C	192	Styck
7000000765	Scotch-Brite™ Radialborste RB-ZB, 19 mm x 1.58 mm, 6 Micron, Orange, Type C	192	Styck
7000000757	Scotch-Brite™ Radialborste RB-ZB, 19 mm x 1.58 mm, P80, Gul, Type C	192	Styck
7000000758	Scotch-Brite™ Radialborste RB-ZB, 19 mm x 1.58 mm, P220, Röd, Type C	192	Styck
7000000759	Scotch-Brite™ Radialborste RB-ZB, 19 mm x 1.58 mm, P400, Blå, Type C	192	Styck
7000000760	Scotch-Brite™ Radialborste RB-ZB, 19 mm x 1.58 mm, Pumice, Type C	192	Styck
7100138342	Scotch-Brite™ Radialborste RB-ZB, 19.1 mm x 1.59 mm, P120, Vit, Type C	192	Styck
7100138326	Scotch-Brite™ Radialborste RB-ZB, 25 mm x 3.18 mm, P36, Brun, Type C	96	Styck
7000000761	Scotch-Brite™ Radialborste RB-ZB, 25 mm x 3.18 mm, P50, Grön, Type C	96	Styck
7000000762	Scotch-Brite™ Radialborste RB-ZB, 25 mm x 3.18 mm, P80, Gul, Type C	96	Styck
7000000763	Scotch-Brite™ Radialborste RB-ZB, 25 mm x 3.18 mm, P120, Vit, Type C	96	Styck
7000046159	Scotch-Brite™ Radialborste RB-ZB, 50 mm x 9.53 mm, 6 Micron, Rosa, Type C	80	Styck
7000046158	Scotch-Brite™ Radialborste RB-ZB, 50 mm x 9.53 mm, 6 Micron, Rosa, Type C	80	Styck
7100138293	Scotch-Brite™ Radialborste RB-ZB, 50.8 mm x 9.52 mm, P80, Gul, Type C	80	Styck
7100138294	Scotch-Brite™ Radialborste RB-ZB, 50.8 mm x 9.53 mm, P120, Vit, Type C	80	Styck
7100138295	Scotch-Brite™ Radialborste RB-ZB, 50.8 mm x 9.53 mm, P220, Röd, Type C	80	Styck
7000028529	Scotch-Brite™ Radialborste RB-ZB, 50.8 mm x 9.53 mm, P400, Blå, Type C	80	Styck
7000000771	Scotch-Brite™ Radialborste RB-ZB, 75 mm x 9.53 mm, P80, Gul, Type C	80	Styck
7100138297	Scotch-Brite™ Radialborste RB-ZB, 75 mm x 9.53 mm, P220, Röd, Type C	80	Styck
7000028532	Scotch-Brite™ Radialborste RB-ZB, 75 mm x 9.53 mm, P400, Blå, Type C	80	Styck
7100007341	Scotch-Brite™ Radialborste RB-ZB, 75 mm, 1 Micron, Ljus Grön, Type C	80	Styck
7100138296	Scotch-Brite™ Radialborste RB-ZB, 76 mm x 9.52 mm, P120, Vit, Type C	80	Styck
7100138323	Scotch-Brite™ Radialborste RB-ZB, 76.2 mm x 9.53 mm, P50, Grön, Type C	40	Styck

Scotch-Brite™ Påfyllningsslipskiva för radialborste BB-ZB

Scotch-Brite™ påfyllningsrondell för radialborste är tillverkad med gjutna, mjuka borst som är fyllda med 3M™ keramiska slipkorn. Vi har utformat de fasta men ändå mjuka borstarna för att nå in i krökar och för att ge en högkvalitativ finish av alla ytor, med minimalt tryck.



- Formgjutna borst fyllda med slipmedel ger bättre effekt än stålborstar vid gradning, utjämning, ytbehandling, polering och rengöring
- Extrarondeller ger större urval av borstbredder
- 3M™ keramiska slipkorn ger aggressiv avverkning och enhetlig kvalitet på finslipningen under rondellens hela livslängd

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100138292	Scotch-Brite™ Påfyllningsslipskiva för radialborste BB-ZB, 152 mm, P36, Type A	80	Styck
7100138327	Scotch-Brite™ Påfyllningsslipskiva för radialborste BB-ZB, 152 mm, P50, Grön, Type A	2	Pack
7100138194	Scotch-Brite™ Påfyllningsslipskiva för radialborste BB-ZB, 152 mm, P80, Gul, Type A	40	Styck
7100138301	Scotch-Brite™ Påfyllningsslipskiva för radialborste BB-ZB, 152 mm, P80, Gul, Type C	80	Styck
7000021285	Scotch-Brite™ Påfyllningsslipskiva för radialborste BB-ZB, 152 mm, P120, Vit, Type C	2	Pack
7100138302	Scotch-Brite™ Påfyllningsslipskiva för radialborste BB-ZB, 152 mm, P220, Röd, Type C	80	Styck
7000144604	Scotch-Brite™ Påfyllningsslipskiva för radialborste BB-ZB, 152 mm, P400, Blå, Type C	80	Styck
7100138304	Scotch-Brite™ Påfyllningsslipskiva för radialborste BB-ZB, 193.7 mm, P120, Vit, Type C	70	Styck
7100138339	Scotch-Brite™ Påfyllningsslipskiva för radialborste BB-ZB, 203 mm, P50, Grön, Type S	1	Pack

Scotch-Brite™ Borstrondell RD-ZB

Scotch-Brite™ Roloc™-rondellborsten är försedd med våra keramiska slipkorn, som kombinerats med aluminiumoxid och formgjutna, flexibla borst för att skapa en större kontaktyta än med stålborstar och säkerställa att rondellen behåller sin slipförmåga under hela livslängden.



- Formgjutna borst fyllda med slipmedel ger bättre effekt än stålborstar vid strippning, gradning, beredning, ytbehandling, polering och rengöring
- Kompositionen av keramiska slipkorn ger hög kvalitet på ytbehandlingen under rondellens hela livslängd
- Utrymmet mellan borsten är idealiskt för borttagning av ytbehandling och andra ämnen som sitter hårt fast

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100138319	Scotch-Brite™ Borstrondell RD-ZB, 25 mm x 15.8 mm, P80, Gul	80	Styck
7000000740	Scotch-Brite™ Borstrondell RD-ZB, 25.4 mm x 15.8 mm, P50, Grön	20	Styck
7000000741	Scotch-Brite™ Borstrondell RD-ZB, 25.4 mm x 15.8 mm, P120, Vit	80	Styck
7100138284	Scotch-Brite™ Borstrondell RD-ZB, 50 mm x 15.8 mm, P80, Gul, 07525	40	Styck
7100138286	Scotch-Brite™ Borstrondell RD-ZB, 50 mm x 15.8 mm, P120, Vit	40	Styck
7100138305	Scotch-Brite™ Borstrondell RD-ZB, 76 mm x 15.8mm, P50, Grön	40	Styck
7100138307	Scotch-Brite™ Borstrondell RD-ZB, 76 mm x 15.8mm, P80, Gul	40	Styck
7100138306	Scotch-Brite™ Borstrondell RD-ZB, 76 mm x 15.8mm, P120, Vit	10	Styck
7100138285	Scotch-Brite™ Borstrondell RD-ZB, TR, grön, 50 mm x 15.9 mm, Tapered	40	Styck

Scotch-Brite™ Roloc™ Borstrondell RD-ZB

Scotch-Brite™ Roloc™ Body Man's borstrondell är tillverkade av styva polymerborst som är glest placerade för att bilda ett radialmönster. Borstrondellens konstruktion ger optimal resistens mot damm- och smutsbeläggningar. Kombinationen av keramiska slipkorn och polymerborst gör att rondellerna passar utmärkt till både mjuka och hårda metaller.

- Formgjutna borst fyllda med slipmedel ger bättre effekt än stålborstar vid strippning, gradning, beredning, ytbehandling, polering och lågtrycksrengöring
- 3M™ keramiska slipkorn ger aggressiv avverkning och enhetlig kvalitet på finslipningen under rondellens hela livslängd
- Mjuka borst kräver mindre tryck än stålborstar och anpassas efter konturer, även på komplicerade delar



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000000775	Scotch-Brite™ Roloc™ Borstrondell RD-ZB, P36, Purple, 50mm, 24 st/krt	24	Styck

3M™ dekalborttagningshjul

3M™ dekalborttagningshjul har en diameter på 101,6 mm och en tjocklek på 15,88 mm. Det är designat för detaljarbete med små detaljer som är svåra att få bort, utan att skada den underliggande ytan. Våra borttagningshjul är solida, gjutna och hållbara, med lång livslängd och max 4 000 RPM.

- Konstruerade för att ta bort oönskade dekaler och tejp utan att skada substratet
- Fungerar väl för borttagning av vinyl, tejp och grafik
- 101,6 mm diameter och 15,88 mm tjocklek gör det enklare att få bort små, svårarbetade detaljer



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100150191	3M™ Dekorstripper med spindel 100mm, 5 stk/krt	5	Styck

Lamellborstar

Scotch-Brite™ Clean and Strip Lamellborste

Använd Scotch-Brite™ Clean and Strip Lamellborste för en enhetlig avverkning och finish under produktens hela livslängd. Vår Clean and Strip Lamellborste har en slipmineral som är fäst vid en fiberkärna.

- Tredimensionell väv ger enhetliga resultat utan att skada arbetsstycket
- Ger en enhetlig avverkning och ytfinish utan "slipmärken"
- Har en slipmineral som är sammanfogad med en fiberkärna



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000091730	Scotch-Brite™ Lamellborste CS-MB, 100 mm x 100 mm x 19 mm, A CRS	2	Styck

Scotch-Brite™ Skaftmonterad Lamellborste

Scotch-Brite™ Spindelmonterad lamellborste är tillverkad av lameller i non-woven-material monterade på en spindel. Våra borstar ger ett fint, matt repmönster.

- Med ett fint, matt repmönster som ger en finare finish än en kombiborste
- Utformad att användas på alla metaller
- Ge arbetsstycket en enhetlig finish utan att lämna slipmärken



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100093971	Scotch-Brite™ Lamellborste PF-ZS, 75 mm x 45 mm x 6 mm, A MED	10	Styck
7100093973	Scotch-Brite™ Lamellborste PF-ZS, 100 mm x 45 mm x 6 mm, A MED	10	Styck

Scotch-Brite™ Roloc™ Cut and Polish Lamellborste

I Scotch-Brite™ Roloc™ Cut and Polish Lamellborste använder vi tålig, slitstark aluminiumoxidmineral samt vår unika non-woven-väv med en blandning av syntetiska fibrer och slippartiklar i ett formbart 3D-material. Borstarna ger en mjuk och polerad finish.

- Aluminiumoxidmineral tar enkelt bort ytdefekter och bidrar till en snabbare avverkning
- Enkelt fästsystem för slippdell
- Tålig utformning gör att borsten håller längre



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000077928	Scotch-Brite™ Roloc™ Lamellborste PF-ZR, 50 mm x 25 mm, A MED	25	Styck
7000077904	Scotch-Brite™ Roloc™ Lamellborste PF-ZR, 75 mm x 35 mm, A MED	10	Styck



Ark och rullar

Ark och rullar

Ark och rullar, Ytkonditionering

Scotch-Brite™ 7447 PRO Roll

Scotch-Brite™ 7447 PRO Roll kombinerar flexibla nylonfibrer med finkorniga partiklar av aluminiumoxid för en jämn, enhetlig avverkning. Använd vår 7447 PRO istället för stålull, stålborstar, sandpapper eller andra non-wovenprodukter vid rengöring och finishing.



- Med tätare mineralbeläggning på fibrerna än 7447, för snabb avverkning och enhetlig repning
- Mycket finkornigt slipmedel av aluminiumoxid ger effektiv rengöring och ytfinish
- Hållbart non-woven-material av nylon står emot revor, igensättning och rost

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100288455	Scotch-Brite™ 7447 PRO Roll, 125 mm x 10 m, A VFN	3	Rulle
7100288556	Scotch-Brite™ 7447 PRO Roll, AVFN, 100 mm x 10 m	4	Rulle

Scotch-Brite™ 7448 PRO rulle

Scotch-Brite™ 7448 PRO Roll består av hållbara, precisionsbelagda fibrer som avverkar snabbt och ger enhetlig finish. Vår unika design av ultrafina mineraliska och belagda, flexibla fibrer är perfekt för att förbereda ytor för lackering och primer, generell mattering och handutjämning.



- Använd för lätt mattering och ytförberedelse för bättre efterföljande beläggningsvidhäftning
- Idealisk för rengöring, mattering, efterbehandling och lätt lackeringsborttagning på en mängd olika metaller och plaster
- Tätare mineralplacering än 7448 vilket möjliggör jämn repning och en snabbare avverkning

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100288456	Scotch-Brite™ 7448 PRO rulle, 100 mm x 10 m, S UFN	4	Rulle
7100288457	Scotch-Brite™ 7448 PRO rulle, SUFN, 125 mm x 10 m	3	Rulle

Scotch-Brite™ 7440 Cut & Polish ark

Scotch-Brite™ Cut & Polish ark har en slitstark och tät väv som är formbar, så att den kan anpassa sig efter olika konturer och fungerar bra på svåråtkomliga ytor. Vårt Cut & Polish ark kan användas manuellt eller med en planslip för metallarbeten, lackeringsförberedelse eller borttagning av ytbeläggning och rost.



- Den täta väven ger aggressiv utjämning, rengöring och polering av metallytor
- Beläggningen som motverkar igensättning ger enhetliga resultat på hela ytan
- Formbar och mjuk för enhetlig finish

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100182601	Scotch-Brite™ 7440 Cut & Polish ark, 158 mm x 224 mm, A MED, Brun	60	Styck

Ark och rullar

Scotch-Brite™ Clean and Finish Ark CF-SH

I Scotch-Brite™ Clean & Finish Ark består av en formbar non-woven-väv och flera olika mineraltyper. De är lämpliga för utjämning, rengöring och finish. Våra Clean & Finish Ark är flexibla, vilket gör det lätt att komma åt svårtillgängliga ytor och åstadkomma en enhetlig finish.

- Slipmineralen i non-woven-väven är utmärkt för rengöring, utjämning, finishing, lättare borttagning av ytbeläggning och rost
- De formbara arken når ända in i hörnen, löper fint över oregelbundna ytor och ger en enhetlig finish
- Det kan vikas eller rullas för effektiv rengöring eller behandling av plana, oregelbundna eller krökta ytor



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100182599	Scotch-Brite™ Clean and Finish ark, 158 mm x 224 mm, A VFN, Grön	60	Styck

Scotch-Brite™ Clean and Finish Rulle CF-RL

Scotch-Brite™ Clean and Finish Rulle möjliggör en enhetlig ytkonditionering under produktens hela livslängd. Våra Clean and Finish Rullar kan kapas till valfri längd.

- Rullarna kan kapas till valfri längd
- Den formbara klotsen når in även i svårtillgängliga utrymmen
- Lämpliga för användning för hand eller på oscillerande applikatorer samt poleringsapplikatorer med dubbla klotsar



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100182231	Scotch-Brite™ Clean & Finish rulle, 100 mm x 10 m, A VFN	4	Rulle
7100182499	Scotch-Brite™ Clean & Finish rulle, 100 mm x 10 m, S UFN	4	Rulle
7100182457	Scotch-Brite™ Clean & Finish rulle, 150 mm x 115 mm, A VFN	4	Rulle

Scotch-Brite™ Slitstark rulle

Scotch-Brite™ Slitstark rulle kan användas för både maskinbearbetning och manuella tillämpningar. Rullen kan användas för rengöring, finishing och lättare gradning.

- Kan användas på en mängd olika substrat
- Förändrar inte arbetsstyckets geometri
- Används för rengöring, finishing och lättare gradning



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100182517	Scotch-Brite™ Wear Resistant Rulle WR-RL, 300 mm x 10 m, A FIN	18	Rulle

Ark och rullar

Scotch-Brite™ Multi-Flex ark på rulle

Scotch-Brite™ Multi-Flex ark på rulle består av en tunn, tålig, mycket formbar fiberduk med hög avverkning. Vårt flexibla ark är lämpligt för rengöring och ytfinish för hand.

- Mycket formbar, tålig fiberduk
- Hög avverkning
- Lämpligt för rengöring och ytfinish för hand



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100182456	Scotch-Brite™ Multi-Flex ark på rulle, 100 mm x 200 mm, A VFN, Lila	4	Rulle



Handhållna slipverktyg

Handhållna slipverktyg

Handdynor

Scotch-Brite™ Slitstark Flexibel Handklots MX-HP

I Scotch-Brite™ Durable Flex Handklots kombineras utmärkt flexibilitet med effektiv avverkning och exakt handkontroll. Med våra handark klarar du krävande rengöring och får fina finishingresultat.



- Ett utmärkt alternativ till stålull, stålborstar, sandpapper och andra non-woven-produkter vid rengöring eller finishing
- Kan vikas, staplas eller rullas för effektiv rengöring eller behandling av plana, oregelbundna och krökta ytor
- Non-woven-väven motstår igensättning

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100209618	Scotch-Brite™ Durable Flex Ark MX-HP, 114 mm x 225 mm, S ULF	100	Styck
7100209414	Scotch-Brite™ Durable Flex Ark MX-HP, 114 mm x 228 mm, A VFN	100	Styck
7100182487	Scotch-Brite™ Durable Flex Ark MX-HP, 200 mm x 100 mm, A VFN, Precut roll	4	Rulle
7100182488	Scotch-Brite™ Durable Flex Ark MX-HP, 200 mm x 100 mm, S UFN, Precut roll	4	Rulle

Scotch-Brite™ Ark 7447

I Scotch-Brite™ allmänna handdyna 7447 kombineras flexibilitet med effektiv avverkning och exakt handkontroll. Till vår handdyna används fingradigt slipmedlet av aluminiumoxid som avverkar snabbt och fint och ger en yta med slät finish.



- Få ett utmärkt alternativ till stålull, stålborstar, sandpapper och andra fiberprodukter för rengöring eller finisharbete
- Med fingradigt slipmedel av aluminiumoxid för rengöring, finisharbete, slipning, borttagning av nagg och skrovligheter
- Lämpligt att användas på trä, metall, plast, keramik, porslin, glas, gummi eller kompositer

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100182554	Scotch-Brite™ Ark 7447, 158 mm x 224 mm, A VFN	60	Styck

Scotch-Brite™ Handklots 7448+

Scotch-Brite™ ultrafin handdyna 7448+ är konstruerad för konditionering av metallytor samt förberedning för målning. Till skillnad från fin stålull så skadas våra dynor inte under användningen, rostar inte eller ger ifrån sig små metallspån. De är mjuka och varar länge.



- Ultrafin finisharbete som utkonkurrerar stålull
- Effektivt för rengöring, beredning, preparering eller finisharbete av metall, trä, plast och komposit
- Presterar som stålull av grad 00 utan att trasas, rosta eller splittras

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100182555	Scotch-Brite™ Handklots 7448+, 158 mm x 224 mm, S UFN, Grå	60	Styck

Handhållna slipverktyg

Scotch-Brite™ Ark 7447 PRO

I Scotch-Brite™-handdynan 7447 PRO kombineras flexibilitet med effektiv avverkning och exakt handkontroll. Vår dyna med finkorniga slippartiklar av aluminiumoxid ger en enhetlig, jämn slipning under produktens hela livslängd. Använd för många olika material och uppgifter.

- Få ett utmärkt alternativ till stålull, stålborstar, sandpapper och andra fiberprodukter för rengöring eller finisharbete
- Med fingradigt slipmedel av aluminiumoxid för rengöring, finisharbete, slipning, borttagning av nagg och skrovligheter
- Lämpligt att användas på trä, metall, plast, keramik, porslin, glas, gummi och kompositer



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100288524	Scotch-Brite™ Ark 7447 PRO, 158 mm x 224 mm, A VFN	60	Styck

Scotch-Brite™ Ark 7448 PRO

Scotch-Brite™-handdyna 7448 PRO är tålig och mjuk. Den är konstruerad för att hålla och ger enkel åtkomst till trånga punkter. Använd vår dyna istället för stålull för snabbare konditionering av metallytor och målningsförberedelse jämfört med konventionella fiberslippprodukter.

- Mycket fin finisheffekt konkurrerar ut stålull vid rengöring, beredning, preparering eller finisharbete av metall, trä, plast och komposit
- Presterar som stålull av grad 00 utan att trasas, rosta eller splittras
- Scotch-Brite™-handdynan 7448 PRO ger snabbare avverkning och jämnare finish än konventionella fiberslippprodukter



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100288566	Scotch-Brite™ Ark 7448 PRO, 158 mm x 224 mm	60	Styck

Scotch-Brite™ Ark 7440

Den täta konstruktionen i Scotch-Brite™ 7440 gör det till vårt mest aggressiva och slitstarka handark. Det superstarka arket skär enkelt och snabbt genom smuts och oxidering samt bryter ned vidhäftande beläggningar under krävande arbeten inom rengöring, gradning och finish.

- Utför krävande rengöring, gradning och finish med ett aggressivt, slitstarkt ark
- Det mycket täta Scotch-Brite™ arket är superaggressivt för snabb materialavverkning
- Slitstark konstruktion som tål mycket krävande användning på svåra ytor



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100080459	Scotch-Brite™ Ark 7440, 152 mm x 228 mm, CRS	40	Styck

Handhållna slipverktyg

Scotch-Brite™ Ark på rulle CF-SR

Scotch-Brite™ Ark på rulle CF-SR är tillverkad av ett mycket finkornigt slipmaterial av aluminiumoxid som avverkar snabbt, samt lämnar en slät och fin yta. Med våra rullar, som kombinerar flexibilitet med effektiv avverkning och exakt handkontroll, klarar du krävande rengöring och får fina finishingresultat varje gång.

- Ett bra alternativ till stålull, stålborstar, sandpapper och andra non-woven-produkter vid rengöring och finishing
- Använd för rengöring, finishing, slipning, polering och beredning
- Lämpligt för användning på trä, metall, plast, keramik, porslin, glas, gummi eller kompositmaterial



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100182225	Scotch-Brite™ Ark på rulle CF-SR, 150 mm x 115 mm, S UFN, Grå	4	Rulle

3M™ Klibbduk

3M™ Klibbduk suger upp dammet och ser till att inga dammspår blir kvar. Våra klibbdukar innehåller en mindre mängd häftämne, vilket gör att dina händer inte blir lika klibbiga.

- En mindre mängd häftämne innebär att dina händer inte blir lika klibbiga
- Lämnar inga dammspår efter sig
- Smidig övergång vid sprutning av primer eller klarlack



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100193601	3M™ Klibbduk, 175 mm x 235 mm, 07910	60	Styck



Slipband



Vad innehåller katalog?

I den här katalog har vi bara inkluderat våra band som ingår i vårt grundsortiment. Det är lagerförda produkter som representerar delar av vårt totala utbud av band som vi erbjuder. Sortimentet täcker de vanligaste storlekarna och materialkraven.



- 1 Välj önskat material från produktnumren med varierande mått på nästa sida
- 2 Logga in på bCom och sök efter valt produktnummer
- 3 Ange önskad bredd, längd och antal värden
- 4 Klicka på Hämta PRIS

Det finns 1 000-tals möjliga bandstorlekar och materialkombinationer, alla med olika priser.

För att göra beställningen enkel för våra kunder använder vi produktkoder för varierande mått som representerar en mängd olika material och kornkombinationer.

Dessa universella produktnummer kan appliceras på alla tillgängliga storlekskombinationer för att skapa ett unikt pris via våra bCOM-distributörs beställningsportal – du hittar dem på nästa sida.





Produktnummer för varierande mått



3M™ Konventionella Slipband

SAP ID	Produkt	Korn
7100080482	307D	P120
7100080483	307D	P150
7100080484	307D	P180
7100080485	307D	P220
7100080486	307D	P240
7100080487	307D	P320
7100080488	307D	P400
7100080489	307D	P600

SAP ID	Produkt	Korn
7100091777	384F	36+
7100091779	384F	50+
7100091799	384F	60+
7100091802	384F	80+
7100091804	384F	120+
7100091806	384F	150+
7100091808	384F	180+
7100091813	384F	220+
7100091815	384F	240+
7100091817	384F	320+
7100091819	384F	400+



Scotch-Brite™ Ytkonditioneringsband

SAP ID	Produkt	Korn
7100013687	DF-BL	ACRS
7100012444	DF-BL	AFIN
7100013155	DF-BL	AMED
7100253860	FN-BC	AMED
7100156430	SC-BF	ACRS
7100012858	SC-BF	AMED
7100013611	SC-BF	AVFN

SAP ID	Produkt	Korn
7100013507	SC-BL	ACRS
7100171628	SC-BL	AMED
7100000134	SC-BL	AVFN
7100012618	SC-BL	SSFN
7100012150	SC-BL	SVFN
7100048459	SC-BL	TYPT
7100013534	SC-BS	ACRS
7100012358	SC-BS	AMED
7100012347	SC-BS	AVFN
7100012085	SC-BS	SSFN



Produktnummer för varierande mått



3M™ Trizact™ Slipband

SAP ID	Produkt	Korn
7100052788	217EA	A6
7100052787	217EA	A16
7100052786	217EA	A30
7100052768	217EA	A45
7100052769	217EA	A65
7100052770	217EA	A80
7100052771	217EA	A100
7100007882	237AA	A6
7100007878	237AA	A16
7100007880	237AA	A30
7100007881	237AA	A45
7100007883	237AA	A65
7100007884	237AA	A80
7100007877	237AA	A100
7100007879	237AA	A160

SAP ID	Produkt	Korn
7100051346	253FA	A6
7100049039	253FA	A16
7100051853	253FA	A30
7100052775	253FA	A45
7100052778	253FA	A100
7100052733	307EA	A6
7100052732	307EA	A16
7100052731	307EA	A30
7100052730	307EA	A45
7100052729	307EA	A65
7100052728	307EA	A80
7100112315	307EA	A100
7100052831	337DC	A30
7100052826	337DC	A45
7100048818	337DC	A65
7100052827	337DC	A100
7100052828	337DC	A160
7100052829	337DC	A300
7100065454	347FC	A30
7100065455	347FC	A45
7100065456	347FC	A65
7100065457	347FC	A100
7100065458	347FC	A160
7100065459	347FC	A300
7100070052	363FC	A45
7100070054	363FC	A65
7100052841	363FC	A100
7100052840	363FC	A160
7100052839	363FC	A300

Slipduksband

Focus

3M™ Cubitron™ 3 Slipband 1184F

Nu lanserar vi nya 3M™ Cubitron™ 3 Slipband 1184F, med omarbetad precisionsformad slipmineral från 3M. Ett slipband som är utformat för att ge dig den produktivitetsförbättring du behöver. Överträffar både konkurrerande slipband och tidigare generationers slipband från 3M. Detta slipband ger upp till 86 % snabbare avverkning jämfört med konkurrerande keramiska skivor – och har bästa tänkbara prestanda. Finns i kornstorlek 36+ för medelhögt till högt tryck vid till exempel borttagning av ingöt och annan kraftig slipning.



- 3M OMARBETAD OCH PRECISIONSFORMAD SLIPMINERAL: Ökar avverkningshastigheten och livslängden för bättre produktivitet
- OPTIMERAD FÖR ROBOTIK: Konstruerat för manuella och automatiserade tillämpningar och utformat för snabbare prestanda
- LÄNGRE LIVSLÄNGD: Färre byten och driftstopp

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100329008	3M™ Cubitron™ 3 Slipband 1184F, 36+ YF weight, 13 mm x 457 mm	1	Styck
7100329007	3M™ Cubitron™ 3 Slipband 1184F, 36+ YF weight, 13 mm x 610 mm	1	Styck
7100329006	3M™ Cubitron™ 3 Slipband 1184F, 36+ YF weight, 50 mm x 2000 mm	1	Styck
7100329005	3M™ Cubitron™ 3 Slipband 1184F, 36+ YF weight, 50 mm x 2500 mm	1	Styck
7100329004	3M™ Cubitron™ 3 Slipband 1184F, 36+ YF weight, 50 mm x 3500 mm	1	Styck
7100329003	3M™ Cubitron™ 3 Slipband 1184F, 36+ YF weight, 50 mm x 4000 mm	1	Styck
7100326912	3M™ Cubitron™ 3 Slipband 1184F, 36+ YF weight, 75 mm x 2000 mm	1	Styck
7100329009	3M™ Cubitron™ 3 Slipband 1184F, 36+ YF weight, 75 mm x 2500 mm	1	Styck
7100329010	3M™ Cubitron™ 3 Slipband 1184F, 36+ YF weight, 75 mm x 3000 mm	1	Styck
7100329014	3M™ Cubitron™ 3 Slipband 1184F, 36+ YF weight, 100 mm x 1220 mm	1	Styck
7100329013	3M™ Cubitron™ 3 Slipband 1184F, 36+ YF weight, 100 mm x 2000 mm	1	Styck
7100329046	3M™ Cubitron™ 3 Slipband 1184F, 36+ YF weight, 100 mm x 2200 mm	1	Styck
7100329012	3M™ Cubitron™ 3 Slipband 1184F, 36+ YF weight, 100 mm x 3000 mm	1	Styck
7100329047	3M™ Cubitron™ 3 Slipband 1184F, 36+ YF weight, 100 mm x 3200 mm	1	Styck
7100329011	3M™ Cubitron™ 3 Slipband 1184F, 36+ YF weight, 120 mm x 2500 mm	1	Styck
7100329043	3M™ Cubitron™ 3 Slipband 1184F, 36+ YF weight, 150 mm x 2000 mm	1	Styck
7100329045	3M™ Cubitron™ 3 Slipband 1184F, 36+ YF weight, 150 mm x 2900 mm	1	Styck
7100329044	3M™ Cubitron™ 3 Slipband 1184F, 36+ YF weight, 150 mm x 3500 mm	1	Styck
7100313150	3M™ Cubitron™ 3 Slipband 1184F, 36+ YF-weight, Config	1	Styck

Slipband

3M™ Cubitron™ II Slipband 984F

3M™ Cubitron™ II-slipbanden 984F har revolutionerande prestanda med precisionsformade 3M-slipkorn som skär rent genom metall. Våra 984F-band innehåller kylmedel vilket gör dem idealiska vid slipning med medelhögt till högt tryck.



- Användaren sparar på krafterna eftersom precisionsformade 3M-slipkorn kräver mindre arbetstryck
- Kylning av driftstemperaturen minskar risken för missfärgning och risken för värmerelaterade sprickor.
- precisionsformade 3M-slipkorn brister till självslipande spetsar med exceptionellt snabb skärförmåga vilket ökar produktiviteten

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100218943	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 10 mm x 305 mm, 80+	100	Styck
7000060872	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 10 mm x 330 mm, 60+	100	Styck
7000060879	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 10 mm x 330 mm, 80+	200	Styck
7000060889	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 12 mm x 330 mm, 60+	100	Styck
7000060887	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 12 mm x 330 mm, 80+	100	Styck
7100218990	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 12 mm x 520 mm, 36+	100	Styck
7000060873	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 13 mm x 305 mm, 60+	100	Styck
7000060865	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 13 mm x 457 mm, 60+	100	Styck
7000060866	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 13 mm x 457 mm, 80+	100	Styck
7000060862	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 13 mm x 610 mm, 36+	100	Styck
7000060867	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 13 mm x 610 mm, 60+	100	Styck
7000060868	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 13 mm x 610 mm, 80+	100	Styck
7000060870	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 20 mm x 457 mm, 60+	100	Styck
7000060863	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 20 mm x 520 mm, 36+	100	Styck
7000060880	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 20 mm x 520 mm, 80+	100	Styck
7000060823	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 25 mm x 4000 mm, 36+	40	Styck
7100219014	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 30 mm x 1250 mm, 80+	40	Styck
7000060768	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 38 mm x 1525 mm, 36+	40	Styck
7100218996	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 50 mm x 787 mm, 36+	30	Styck
7100218988	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 50 mm x 1000 mm, 36+	30	Styck
7100219008	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 50 mm x 1500 mm, 36+	30	Styck
7000060748	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 50 mm x 2000 mm, 36+	30	Styck
7000060848	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 50 mm x 2000 mm, 60+	30	Styck
7000060849	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 50 mm x 2000 mm, 80+	30	Styck
7000060741	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 50 mm x 2500 mm, 36+	30	Styck
7100218978	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 50 mm x 2500 mm, 60+	30	Styck
7100218982	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 50 mm x 2740 mm, 60+	30	Styck
7000060743	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 50 mm x 3500 mm, 36+	30	Styck
7100218948	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 50 mm x 3500 mm, 60+	30	Styck
7100218973	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 50 mm x 3500 mm, 80+	30	Styck
7000060754	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 50 mm x 4000 mm, 36+	30	Styck
7000060780	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 50 mm x 4000 mm, 60+	30	Styck
7100219016	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 60 mm x 2175 mm, 36+	30	Styck
7000060749	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 60 mm x 3500 mm, 36+	30	Styck
7000060869	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 60+, 20mm x 520mm, 100 st/krt	100	Styck

Slipband

3M™ Cubitron™ II Slipband 984F

3M™ Cubitron™ II-slipbanden 984F har revolutionerande prestanda med precisionsformade 3M-slipkorn som skär rent genom metall. Våra 984F-band innehåller kylmedel vilket gör dem idealiska vid slipning med medelhögt till högt tryck.



- Användaren sparar på krafterna eftersom precisionsformade 3M-slipkorn kräver mindre arbetstryck
- Kylning av driftstemperaturen minskar risken för missfärgning och risken för värmerelaterade sprickor.
- precisionsformade 3M-slipkorn brister till självslipande spetsar med exceptionellt snabb skärförmåga vilket ökar produktiviteten

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100219021	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 70 mm x 2000 mm, 60+	30	Styck
7100219059	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 70 mm x 4000 mm, 36+	20	Styck
7000060753	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 75 mm x 2000 mm, 36+	20	Styck
7000060778	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 75 mm x 2000 mm, 60+	20	Styck
7000060777	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 75 mm x 2000 mm, 80+	20	Styck
7000060762	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 75 mm x 2250 mm, 36+	20	Styck
7000060742	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 75 mm x 2500 mm, 36+	20	Styck
7000060766	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 75 mm x 3000 mm, 36+	20	Styck
7100219024	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 75 mm x 4000 mm, 36+	20	Styck
7100219005	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 80 mm x 9000 mm, 80+	20	Styck
7000060773	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 100 mm x 1000 mm, 36+	20	Styck
7000060767	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 100 mm x 1220 mm, 36+	20	Styck
7000060755	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 100 mm x 2000 mm, 36+	20	Styck
7100218981	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 100 mm x 2000 mm, 60+	20	Styck
7100219022	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 100 mm x 2200 mm, 36+	20	Styck
7100218972	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 100 mm x 2250 mm, 36+	20	Styck
7100218969	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 100 mm x 2500 mm, 36+	20	Styck
7000060776	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 100 mm x 2740 mm, 36+	20	Styck
7000060756	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 100 mm x 3000 mm, 36+	20	Styck
7100219000	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 100 mm x 3450 mm, 36+	20	Styck
7000060746	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 100 mm x 3500 mm, 36+	20	Styck
7100218977	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 100 mm x 9000 mm, 80+	20	Styck
7100218999	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 102 mm x 4270 mm, 36+	20	Styck
7100218968	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 120 mm x 1000 mm, 36+	10	Styck
7100218991	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 120 mm x 2300 mm, 36+	10	Styck
7000060757	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 120 mm x 2500 mm, 36+	10	Styck
7100218967	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 120 mm x 2800 mm, 36+	10	Styck
7100219017	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 120 mm x 9000 mm, 36+	10	Styck
7100219011	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 145 mm x 4000 mm, 36+	10	Styck
7100219025	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 150 mm x 1000 mm, 36+	10	Styck
7000060751	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 150 mm x 2000 mm, 36+	10	Styck
7000060775	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 150 mm x 2000 mm, 60+	10	Styck
7000060789	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 150 mm x 2000 mm, 80+	10	Styck
7000060822	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 150 mm x 2250 mm, 36+	10	Styck
7100218966	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 150 mm x 2500 mm, 36+	10	Styck

Slipband

3M™ Cubitron™ II Slipband 984F

3M™ Cubitron™ II-slipbanden 984F har revolutionerande prestanda med precisionsformade 3M-slipkorn som skär rent genom metall. Våra 984F-band innehåller kylmedel vilket gör dem idealiska vid slipning med medelhögt till högt tryck.



- Användaren sparar på krafterna eftersom precisionsformade 3M-slipkorn kräver mindre arbetstryck
- Kylning av driftstemperaturen minskar risken för missfärgning och risken för värmerelaterade sprickor.
- precisionsformade 3M-slipkorn brister till självslipande spetsar med exceptionellt snabb skärförmåga vilket ökar produktiviteten

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100218980	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 150 mm x 2500 mm, 60+	10	Styck
7100218975	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 150 mm x 2500 mm, 80+	10	Styck
7000060752	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 150 mm x 3500 mm, 36+	10	Styck
7000060790	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 150 mm x 3500 mm, 60+	10	Styck
7000060788	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 150 mm x 3500 mm, 80+	10	Styck
7000060771	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 150 mm x 10700 mm, 36+	6	Styck
7100038905	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 190 mm x 2360 mm, 80+	10	Styck
7000060772	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 200 mm x 4250 mm, 36+	5	Styck
7100218965	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 300 mm x 2000 mm, 36+	10	Styck
7100218964	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 300 mm x 3000 mm, 36+	10	Styck
7100218976	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 300 mm x 3000 mm, 80+	10	Styck
7100218962	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 300 mm x 3500 mm, 36+	5	Styck
7100218985	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 300 mm x 3500 mm, 60+	10	Styck
7100218945	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 300 mm x 3500 mm, 80+	10	Styck
7100144158	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, 300 mm x 16900 mm, 36+	10	Styck
7100007990	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, Varierande mått, 36+	1	Styck
7100007991	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, Varierande mått, 60+	1	Styck
7100007992	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, Varierande mått, 80+	1	Styck
7100082475	3M™ Cubitron™ II Slipband 984F, Varierande mått, 120+	1	Styck

Slipband

3M™ Cubitron™ II Slipband 947A

3M™ Cubitron™ II-slipband 947A med precisionsformade slipkorn på en baksida av polyester-bomull med X-duk. Våra 947A-band har gummibindemedel för förbättrat värmemotstånd och rekommenderas för torr användning.



- Precisionsformade slipkorn avverkar exceptionellt snabbt vilket hjälper till att öka produktiviteten
- Kräver mindre tryck och mindre ansträngning från användaren
- Lämplig för torrslipningar

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100176940	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, 10 mm x 330 mm, 40+	100	Styck
7100069960	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, 10 mm x 330 mm, 60+	100	Styck
7100070629	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, 10 mm x 330 mm, 80+	100	Styck
7100218984	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, 10 mm x 330 mm, 120+	100	Styck
7100219058	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, 12 mm x 330 mm, 60+	100	Styck
7100219041	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, 13 mm x 305 mm, 80+	100	Styck
7100026792	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, 13 mm x 457 mm, 40+	100	Styck
7100026527	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, 13 mm x 457 mm, 60+	100	Styck
7100026427	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, 13 mm x 457 mm, 80+	100	Styck
7100026526	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, 13 mm x 610 mm, 60+	100	Styck
7100026755	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, 13 mm x 610 mm, 80+	100	Styck
7100026547	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, 13 mm x 610 mm, 120+	100	Styck
7100028819	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, 19 mm x 457 mm, 40+	100	Styck
7100027081	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, 19 mm x 457 mm, 60+	100	Styck
7100027618	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, 19 mm x 457 mm, 120+	100	Styck
7100026793	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, 19 mm x 520 mm, 40+	100	Styck
7100026791	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, 19 mm x 520 mm, 80+	100	Styck
7100218955	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, 20 mm x 480 mm, 60+	100	Styck
7100218954	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, 20 mm x 520 mm, 60+	100	Styck
7100047970	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, 20 mm x 520 mm, 80+	100	Styck
7100218950	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, 20 mm x 520 mm, 120+	100	Styck
7100218993	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, 50 mm x 450 mm, 120+	30	Styck
7100218953	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, 50 mm x 2500 mm, 40+	30	Styck
7100219040	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, 60+, 13 mm x 305 mm	100	Styck
7100025847	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, 75 mm x 2000 mm, 60+	20	Styck
7100026546	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, 75 mm x 2000 mm, 120+	20	Styck
7100026426	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, 100 mm x 289 mm, 60+	20	Styck
7100026670	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, 100 mm x 289 mm, 80+	20	Styck
7100219001	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, 100 mm x 9000 mm, 60+	20	Styck
7100219068	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, 100 mm x 9000 mm, 80+	20	Styck
7100026529	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, 100 mm x 9000 mm, 120+	20	Styck
7100219007	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, 120 mm x 2000 mm, 120+	10	Styck
7100219146	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, 345 mm x 1615 mm, 120+	5	Styck
7100171627	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, Varierande mått, 40+	1	Styck
7100023234	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, Varierande mått, 60+	1	Styck
7100023179	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, Varierande mått, 80+	1	Styck
7100023178	3M™ Cubitron™ II Slipband 947A, Varierande mått, 120+	1	Styck

Slipband

Focus

3M™ Cubitron™ II Slipband 726A

3M™ Cubitron™ II Slipband 726A används i stor utsträckning för metallutjämning och finishing. Kornstorlekar från 80+ till 400+. Lämplig för manuella, robotiserade och automatiserade processer. Detta flexibla band gör produkten till ett bra val vid användning av ett mjukt kontakthjul eller ett slakt bälte.



- Baksida med J-vikt
- Slipprodukt med precisionsformad slipmineral
- Används för metallbearbetning

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100289610	3M™ Cubitron™ II Slipband 726A, 80+ J-weight, Config	1	Styck
7100289609	3M™ Cubitron™ II Slipband 726A, 120+ J-vikt, konfig	1	Styck
7100289608	3M™ Cubitron™ II Slipband 726A, 150+ J-weight, Config	1	Styck
7100289607	3M™ Cubitron™ II Slipband 726A, 180+ J-weight, Config	1	Styck
7100289606	3M™ Cubitron™ II Slipband 726A, 220+ J-weight, Config	1	Styck
7100289605	3M™ Cubitron™ II Slipband 726A, 240+ J-weight, Config	1	Styck
7100289604	3M™ Cubitron™ II Slipband 726A, 320+ J-weight, Config	1	Styck
7100289603	3M™ Cubitron™ II Slipband 726A, 400+ J-weight, Config	1	Styck

Slipband

3M™ Cubitron™ II Slipband 784F

3M™ Cubitron™ II slipband 784F har precisionsformade 3M-korn. Våra slipband består av en blandning av precisionsformade keramiska slipkorn och högkvalitativ aluminiumoxid. De har en flexibel J-duk av bomull med en öppen konstruktion. Banden har dessutom ett vattentätt underlag och kylmedel.



- Upp till två gånger längre livslängd jämfört med likvärdiga aluminiumoxidband, motstår försämring på grund av värme
- Konsekventa, snabbare resultat för mellantrycksapplikationer
- Formbara för att slipa och blanda både raka och konturerade ytor

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100219054	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 10 mm x 330 mm, 60+	100	Styck
7100219053	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 10 mm x 330 mm, 80+	100	Styck
7100218971	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 12 mm x 330 mm, 60+	100	Styck
7100176465	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 12 mm x 330 mm, 80+	600	Styck
7100218959	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 13 mm x 305 mm, 60+	100	Styck
7100218935	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 13 mm x 305 mm, 80+	100	Styck
7100218942	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 13 mm x 457 mm, 60+	100	Styck
7100218934	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 13 mm x 457 mm, 80+	100	Styck
7100218941	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 13 mm x 610 mm, 60+	100	Styck
7100219038	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 13 mm x 610 mm, 80+	100	Styck
7100142081	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 20 mm x 457 mm, 50+	100	Styck
7100218938	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 20 mm x 457 mm, 60+	100	Styck
7100218937	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 20 mm x 520 mm, 60+	100	Styck
7100181788	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 20 mm x 520 mm, 80+	100	Styck
7100219049	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 40 mm x 314 mm, 120+	30	Styck
7100219050	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 50 mm x 2010 mm, 36+	30	Styck
7100219030	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 50 mm x 4000 mm, 36+	30	Styck
7100219028	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 75 mm x 2000 mm, 36+	20	Styck
7100146406	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 75 mm x 2000 mm, 60+	20	Styck
7100218932	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 75 mm x 2000 mm, 80+	20	Styck
7100219046	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 75 mm x 2000 mm, 120+	20	Styck
7100219056	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 100 mm x 289 mm, 60+	20	Styck
7100219055	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 100 mm x 289 mm, 80+	20	Styck
7100219057	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 100 mm x 2250 mm, 80+	20	Styck
7100219071	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 100 mm x 3000 mm, 36+	20	Styck
7100144567	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 100 mm x 3150 mm, 50+	20	Styck
7100219023	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 100 mm x 3500 mm, 50+	20	Styck
7100219043	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 100 mm x 9000 mm, 80+	20	Styck
7100219037	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 150 mm x 2000 mm, 36+	10	Styck
7100218940	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 150 mm x 2000 mm, 60+	10	Styck
7100219051	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 150 mm x 2000 mm, 120+	10	Styck
7100219036	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 150 mm x 2500 mm, 36+	10	Styck
7100218933	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 150 mm x 2500 mm, 80+	10	Styck
7100218939	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 150 mm x 3000 mm, 60+	10	Styck
7100219045	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 150 mm x 3500 mm, 36+	10	Styck

Slipband

3M™ Cubitron™ II Slipband 784F

3M™ Cubitron™ II slipband 784F har precisionsformade 3M-korn. Våra slipband består av en blandning av precisionsformade keramiska slipkorn och högkvalitativ aluminiumoxid. De har en flexibel J-duk av bomull med en öppen konstruktion. Banden har dessutom ett vattentätt underlag och kylmedel.



- Upp till två gånger längre livslängd jämfört med likvärdiga aluminiumoxidband, motstår försämring på grund av värme
- Konsekventa, snabbare resultat för mellantrycksapplikationer
- Formbara för att slipa och blanda både raka och konturerade ytor

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100219013	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 150 mm x 3500 mm, 50+	10	Styck
7100219033	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 220 mm x 2000 mm, 36+	10	Styck
7100219004	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 220 mm x 2000 mm, 50+	10	Styck
7100181358	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 300 mm x 16900 mm, 36+	10	Styck
7100218936	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 300 mm x 22285 mm, 60+	20	Styck
7100219052	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, 1300 mm x 1900 mm, 36+	2	Styck
7100171629	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, Varierande mått, 36+	1	Styck
7100091823	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, Varierande mått, 50+	1	Styck
7100091825	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, Varierande mått, 60+	1	Styck
7100091827	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, Varierande mått, 80+	1	Styck
7100091829	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, Varierande mått, 120+	1	Styck
7100091831	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, Varierande mått, 150+	1	Styck
7100091833	3M™ Cubitron™ II Slipband 784F, Varierande mått, 180+	1	Styck

3M™ Cubitron™ II Slipband 994F

3M™ Cubitron™ II-slipduken 994F med precisionsformade slipkorn på en baksida av ZF-duk. Våra 994F-slipband fungerar utmärkt vid slipning av kolstål och aluminium med medelhögt till högt tryck.



- Precisionsformade slipkorn skär exceptionellt snabbt, vilket hjälper till att öka produktiviteten
- Kräver mindre tryck och mindre ansträngning från användaren
- Lämpliga för våt- och torrslipning

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000060890	3M™ Cubitron™ II Slipband 994F, 50 mm x 3500 mm, 36+	30	Styck
7100047077	3M™ Cubitron™ II Slipband 994F, Varierande mått, 36+	1	Styck

Slipband

3M™ Trizact Slipband 217EA

I 3M™ Trizact™-slipbandet 217EA används 3M-tekniken med mikroreplikering, där aluminiumoxidpartiklar av mikronkornstorlek fästs vid en rayonbaksida av J-duk. Våra slipband har ett integrerat kylmedel som förebygger värmeutveckling, deformation och missfärgning.



- Fjädrande baksida av J-duk som breder ut sig över konturerade ytor och ger en enhetlig finish
- Ger finare finish än konventionella slipprodukter med elektrostatiskt överdrag
- Utmärkt till bearbetning under lätt tryck – slipmedlet nöts ner och behåller samtidigt sin skäreffekt för en jämn och enhetlig finish

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100052788	3M™ Trizact Slipband 217EA, Varierande mått, A6	1	Styck
7100052787	3M™ Trizact Slipband 217EA, Varierande mått, A16	1	Styck
7100052786	3M™ Trizact Slipband 217EA, Varierande mått, A30	1	Styck
7100052768	3M™ Trizact Slipband 217EA, Varierande mått, A45	1	Styck
7100052769	3M™ Trizact Slipband 217EA, Varierande mått, A65	1	Styck
7100052770	3M™ Trizact Slipband 217EA, Varierande mått, A80	1	Styck
7100052771	3M™ Trizact Slipband 217EA, Varierande mått, A100	1	Styck

3M™ Trizact™ Slipband 237AA

Till 3M™ Trizact™-slipbandet 237AA används 3M-tekniken för mikroreplikering där aluminiumpartiklar av micron kornstorlek täcker en tygbaksida av X-duk för en konsekvent avverkning och finish. På våra band finns kylmedel som förebygger värmeutveckling, deformation och missfärgning.



- Självslipande pyramider är vassa både i början och slutet och arbetar kallare än konventionella slipprodukter
- Mjuk baksida för enhetlig finish vid krökningar
- Idealisk för medelfin finish och finpolering före plätering eller putsning

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000060078	3M™ Trizact™ Slipband 237AA, 50 mm x 450 mm, A30	30	Styck
7000060076	3M™ Trizact™ Slipband 237AA, 50 mm x 450 mm, A100	30	Styck
7100219029	3M™ Trizact™ Slipband 237AA, 50 mm x 2500 mm, A100	30	Styck
7000060033	3M™ Trizact™ Slipband 237AA, 75 mm x 2000 mm, A30	20	Styck
7000060897	3M™ Trizact™ Slipband 237AA, 75 mm x 2000 mm, A45	20	Styck
7000059968	3M™ Trizact™ Slipband 237AA, 75 mm x 2000 mm, A65	20	Styck
7100219035	3M™ Trizact™ Slipband 237AA, 100 mm x 289 mm, A16	20	Styck
7100219073	3M™ Trizact™ Slipband 237AA, 100 mm x 289 mm, A30	20	Styck
7100219066	3M™ Trizact™ Slipband 237AA, 100 mm x 289 mm, A45	20	Styck
7100219145	3M™ Trizact™ Slipband 237AA, 100 mm x 289 mm, A65	20	Styck
7100219067	3M™ Trizact™ Slipband 237AA, 100 mm x 289 mm, A80	20	Styck
7100219061	3M™ Trizact™ Slipband 237AA, 100 mm x 289 mm, A100	20	Styck
7100219060	3M™ Trizact™ Slipband 237AA, 100 mm x 289 mm, A160	20	Styck
7100219009	3M™ Trizact™ Slipband 237AA, 100 mm x 4000 mm, A100	20	Styck
7100218952	3M™ Trizact™ Slipband 237AA, 100 mm x 9000 mm, A80	10	Styck
7100218951	3M™ Trizact™ Slipband 237AA, 100 mm x 9000 mm, A100	10	Styck
7100219002	3M™ Trizact™ Slipband 237AA, 100 mm x 9000 mm, A160	10	Styck
7000059967	3M™ Trizact™ Slipband 237AA, 300 mm x 3500 mm, A30	10	Styck
7100007882	3M™ Trizact™ Slipband 237AA, Varierande mått, A6	1	Styck
7100007878	3M™ Trizact™ Slipband 237AA, Varierande mått, A16	1	Styck
7100007880	3M™ Trizact™ Slipband 237AA, Varierande mått, A30	1	Styck
7100007881	3M™ Trizact™ Slipband 237AA, Varierande mått, A45	1	Styck
7100007883	3M™ Trizact™ Slipband 237AA, Varierande mått, A65	1	Styck
7100007884	3M™ Trizact™ Slipband 237AA, Varierande mått, A80	1	Styck
7100007877	3M™ Trizact™ Slipband 237AA, Varierande mått, A100	1	Styck
7100007879	3M™ Trizact™ Slipband 237AA, Varierande mått, A160	1	Styck

Slipband

3M™ Trizact™ Slipband 307EA

Till 3M™ Trizact™-slipbanden 307EA används 3M-tekniken för mikroreplikering där aluminiumpartiklar av micron kornstorlek täcker en baksida av rayon, vilket ger en jämn avverkning och förutsägbar fin finish. På 307EA-banden finns kylmedel som förebygger värmeutveckling, deformation och missfärgning.



- Självslipande pyramider är vassa både i början och slutet och arbetar kallare än konventionella slipprodukter
- Mjuk baksida för enhetlig finish vid krökningar
- Idealisk för medelfin finish och finpolering före plätering eller putsning

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100168938	3M™ Trizact™ Slipband 307EA, 25 mm x 4000 mm, A16	40	Styck
7100218983	3M™ Trizact™ Slipband 307EA, 40 mm x 3500 mm, A16	30	Styck
7100218961	3M™ Trizact™ Slipband 307EA, 50 mm x 1520 mm, A100	30	Styck
7000060356	3M™ Trizact™ Slipband 307EA, 50 mm x 1525 mm, A16	30	Styck
7100218974	3M™ Trizact™ Slipband 307EA, 50 mm x 2500 mm, A16	30	Styck
7100218960	3M™ Trizact™ Slipband 307EA, 50 mm x 2500 mm, A30	30	Styck
7100166994	3M™ Trizact™ Slipband 307EA, 50 mm x 4000 mm, A16	30	Styck
7100219020	3M™ Trizact™ Slipband 307EA, 100 mm x 4000 mm, A45	20	Styck
7100218956	3M™ Trizact™ Slipband 307EA, 300 mm x 3500 mm, A30	10	Styck
7100218957	3M™ Trizact™ Slipband 307EA, 300 mm x 3500 mm, A65	10	Styck
7100218922	3M™ Trizact™ Slipband 307EA, 300 mm x 3500 mm, A100	10	Styck
7100052733	3M™ Trizact™ Slipband 307EA, Varierande mått, A6	1	Styck
7100052732	3M™ Trizact™ Slipband 307EA, Varierande mått, A16	1	Styck
7100052731	3M™ Trizact™ Slipband 307EA, Varierande mått, A30	1	Styck
7100052730	3M™ Trizact™ Slipband 307EA, Varierande mått, A45	1	Styck
7100052729	3M™ Trizact™ Slipband 307EA, Varierande mått, A65	1	Styck
7100052728	3M™ Trizact™ Slipband 307EA, Varierande mått, A80	1	Styck
7100112315	3M™ Trizact™ Slipband 307EA, Varierande mått, A100	1	Styck

Slipband

3M™ Trizact™ Slipband 363FC

3M™ Trizact™-slipbandet 363FC är utformat med ett aluminiumoxidmineral i bindning med en baksida i polyestertyg av YF-duk. 363FC-slipbanden finns i kornstorlek A300 till A35.

- Trizact™-slipmedel håller upp till fem gånger längre än konventionella slipmedel
- Polyesterbaksidan av YF-duk är vattentät, så att slipbandet kan spolas av för att förhindra att slipmedlet sätts igen
- Gummibindemedlet minskar nedbrytning på grund av termisk och kemisk påverkan



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100219062	3M™ Trizact™ Slipband 363FC, 150 mm x 3500 mm, A65	10	Styck
7100070052	3M™ Trizact™ Slipband 363FC, Varierande mått, A45	1	Styck
7100070054	3M™ Trizact™ Slipband 363FC, Varierande mått, A65	1	Styck
7100052841	3M™ Trizact™ Slipband 363FC, Varierande mått, A100	1	Styck
7100052840	3M™ Trizact™ Slipband 363FC, Varierande mått, A160	1	Styck
7100052839	3M™ Trizact™ Slipband 363FC, Varierande mått, A300	1	Styck

3M™ Trizact™ Slipband 337DC

3M™ Trizact™-slipband 337DC är ett Trizact™-slipband på en baksida av X-duk. På våra slipband används förstklassig aluminiumoxidmineral och kylmedel, för att få enhetlig finish i metallarbeten med medelhårt tryck som repborttagning, dimensionering och finisharbete.

- Uppnå en utmärkt enhetlig finish
- Fungerar bra under medelhårt tryck
- Slipmedel med strukturerat mönster



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100219074	3M™ Trizact™ Slipband 337DC, 100 mm x 289 mm, A30	20	Styck
7100219064	3M™ Trizact™ Slipband 337DC, 100 mm x 289 mm, A65	60	Styck
7100218992	3M™ Trizact™ Slipband 337DC, 100 mm x 289 mm, A160	60	Styck
7100052831	3M™ Trizact™ Slipband 337DC, Varierande mått, A30	1	Styck
7100052826	3M™ Trizact™ Slipband 337DC, Varierande mått, A45	1	Styck
7100048818	3M™ Trizact™ Slipband 337DC, Varierande mått, A65	1	Styck
7100052827	3M™ Trizact™ Slipband 337DC, Varierande mått, A100	1	Styck
7100052828	3M™ Trizact™ Slipband 337DC, Varierande mått, A160	1	Styck
7100052829	3M™ Trizact™ Slipband 337DC, Varierande mått, A300	1	Styck

Slipband

Focus

3M™ Slipband 767F

3M™ Slipband 767F är ett högpresterande slipband utformat för att vara mångsidigt och prisvärt. Det har 3M-precisionsformad slipmineral som gör att det håller längre och slipar snabbare än band med aluminium-zirkon. Dessutom har det ett pris som gör det prisvärt för daglig användning. Denna kombination av prestanda och värde kan öka produktiviteten samtidigt som den hjälper till att sänka dina totala slipkostnader.



- Ger prestanda och mångsidighet över lång tid till ett överkomligt pris
- Med 3M-precisionsformad slipmineral som avverkar snabbare och håller längre än konventionella slipkorn
- Har bevisats överträffa traditionella aluminiumzirkonband vad gäller sliphastighet och livslängd

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100266289	3M™ Slipband 767F, 36+, Config	1	Styck
7100266290	3M™ Slipband 767F, 60+, konfig	1	Styck
7100266291	3M™ Slipband 767F, 80+, Config	1	Styck
7100266292	3M™ Slipband 767F, 120+	1	Styck

3M™ Slipband 384F

3M™ slipband 384F är för allmänna ändamål av högkvalitativ aluminiumoxid med ett extra tåligt underlag. Våra band har snabbskärande slipkorn som är hartsbundna till ett slitstarkt X-duk av polyester. De rekommenderas för användning på metallsubstrat och trä.



- Konsekvent och tillförlitlig prestanda
- Vattentätt underlag som tål både våta och torra applikationer
- X-rygg av textil tål krävande slipning

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100091777	3M™ Slipband 384F, Varierande mått, 36+	1	Styck
7100091779	3M™ Slipband 384F, Varierande mått, 50+	1	Styck
7100091799	3M™ Slipband 384F, Varierande mått, 60+	1	Styck
7100091802	3M™ Slipband 384F, Varierande mått, 80+	1	Styck
7100091804	3M™ Slipband 384F, Varierande mått, 120+	1	Styck
7100091806	3M™ Slipband 384F, Varierande mått, 150+	1	Styck
7100091808	3M™ Slipband 384F, Varierande mått, 180+	1	Styck
7100091813	3M™ Slipband 384F, Varierande mått, 220+	1	Styck
7100091815	3M™ Slipband 384F, Varierande mått, 240+	1	Styck
7100091817	3M™ Slipband 384F, Varierande mått, P320	1	Styck
7100091819	3M™ Slipband 384F, Varierande mått, P400	1	Styck

Ytkonditioneringsband

Scotch-Brite™ Durable Flex Ytkonditioneringsband DF-BL

Scotch-Brite™ tåliga Flex-band är det mest formbara i vårt sortiment med Scotch-Brite-ytkonditioneringsband, tillverkat för krävande detaljarbete som gradning, beredning och finslipning, av flera olika slags metaller. En förstärkt baksida med låg töjbarhet och mycket tålig kant möjliggör aggressiv avverkning.



- Tåligt band i fibermaterial för effektiv gradning, beredning och rengöring
- Klumpar inte igen och fungerar bra på bandslipar med små kontakthjul
- Baksida med låg töjbarhet och mycket aggressiv konditioneringsförmåga

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000067935	Scotch-Brite™ Durable Flex Ytkonditioneringsband DF-BL, 6 mm x 457 mm, A CRS, Brun	25	Styck
7000067933	Scotch-Brite™ Durable Flex Ytkonditioneringsband DF-BL, 6 mm x 457 mm, A FIN, Blå	150	Styck
7100219034	Scotch-Brite™ Durable Flex Ytkonditioneringsband DF-BL, 6 mm x 457 mm, A MED, Röd	25	Styck
7000067941	Scotch-Brite™ Durable Flex Ytkonditioneringsband DF-BL, 6 mm x 610 mm, A CRS, Brun	150	Styck
7000067940	Scotch-Brite™ Durable Flex Ytkonditioneringsband DF-BL, 6 mm x 610 mm, A FIN, Blå	25	Styck
7100219015	Scotch-Brite™ Durable Flex Ytkonditioneringsband DF-BL, 6 mm x 610 mm, A MED, Röd	25	Styck
7100219018	Scotch-Brite™ Durable Flex Ytkonditioneringsband DF-BL, 10 mm x 330 mm, A CRS, Brun	25	Styck
7100218994	Scotch-Brite™ Durable Flex Ytkonditioneringsband DF-BL, 10 mm x 330 mm, A FIN, Blå	25	Styck
7100219026	Scotch-Brite™ Durable Flex Ytkonditioneringsband DF-BL, 12 mm x 330 mm, A CRS, Brun	25	Styck
7100219042	Scotch-Brite™ Durable Flex Ytkonditioneringsband DF-BL, 13 mm x 457 mm, A FIN, Blå	25	Styck
7100218947	Scotch-Brite™ Durable Flex Ytkonditioneringsband DF-BL, 13 mm x 457 mm, A CRS, Brun	25	Styck
7100218963	Scotch-Brite™ Durable Flex Ytkonditioneringsband DF-BL, 13 mm x 457 mm, A MED, Röd	25	Styck
7100218986	Scotch-Brite™ Durable Flex Ytkonditioneringsband DF-BL, 13 mm x 610 mm, A CRS, Brun	25	Styck
7100219006	Scotch-Brite™ Durable Flex Ytkonditioneringsband DF-BL, 13 mm x 610 mm, A FIN, Blå	25	Styck
7100218979	Scotch-Brite™ Durable Flex Ytkonditioneringsband DF-BL, 13 mm x 610 mm, A MED, Röd	25	Styck
7000067944	Scotch-Brite™ Durable Flex Ytkonditioneringsband DF-BL, 19 mm x 457 mm, A CRS, Brun	150	Styck
7000067943	Scotch-Brite™ Durable Flex Ytkonditioneringsband DF-BL, 19 mm x 457 mm, A MED	150	Styck
7000067942	Scotch-Brite™ Durable Flex Ytkonditioneringsband DF-BL, 19 mm x 457mm, A FIN, Blå	150	Styck
7100218946	Scotch-Brite™ Durable Flex Ytkonditioneringsband DF-BL, 20 mm x 520 mm, A CRS, Brun	10	Styck
7100218970	Scotch-Brite™ Durable Flex Ytkonditioneringsband DF-BL, 25 mm x 457 mm, A FIN, Blå	10	Styck
7100219010	Scotch-Brite™ Durable Flex Ytkonditioneringsband DF-BL, 50 mm x 1100 mm, A MED, Röd	6	Styck
7100219027	Scotch-Brite™ Durable Flex Ytkonditioneringsband DF-BL, 50 mm x 2500 mm, A MED, Röd	6	Styck
7100219003	Scotch-Brite™ Durable Flex Ytkonditioneringsband DF-BL, 60 mm x 2400 mm , A CRS, Brun	6	Styck
7100219048	Scotch-Brite™ Durable Flex Ytkonditioneringsband DF-BL, 100 mm x 289 mm, A CRS, Brun	5	Styck
7100219047	Scotch-Brite™ Durable Flex Ytkonditioneringsband DF-BL, 100 mm x 289 mm, A FIN, Blå	5	Styck
7100219044	Scotch-Brite™ Durable Flex Ytkonditioneringsband DF-BL, 100 mm x 289 mm, A MED, Röd	5	Styck
7100254164	Scotch-Brite™ Durable Flex Ytkonditioneringsband DF-BL, 1120 mm x 2200 mm, A CRS, Brun	1	Styck
7100254166	Scotch-Brite™ Durable Flex Ytkonditioneringsband DF-BL, 1120 mm x 2200 mm, A FIN, Blå	1	Styck
7100254165	Scotch-Brite™ Durable Flex Ytkonditioneringsband DF-BL, 1120 mm x 2200 mm, A MED, Röd	6	Styck
7100013687	Scotch-Brite™ Durable Flex Ytkonditioneringsband DF-BL, Varierande mått, A CRS, Brun	1	Styck
7100012444	Scotch-Brite™ Durable Flex Ytkonditioneringsband DF-BL, Varierande mått, A FIN, Blå	1	Styck
7100013155	Scotch-Brite™ Durable Flex Ytkonditioneringsband DF-BL, Varierande mått, A MED, Röd	1	Styck

Slipband

Scotch-Brite™ Ytkonditioneringsband SC-BL LS

Scotch-Brite™-ytkonditioneringsband med låg töjbarhet är vårt tåliga mjuka band med medelhög styrka för mångsidig användning inom rengöring, finisharbete och lätt gradning. Våra band är bra att använda på krökta och ojämna ytor, och ger aggressiv avverkning utan att skada ytmaterialet.



- Idealiska för arbeten med låg sträckning med hållbart tyg och baksida av polyesterhäftgas
- Lämpligt att använda på flera olika ytmaterial, från rostfritt till mässing
- Finns i olika slags mineraler, kornstorlekar och bandtyper för att passa olika användningsområden

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000068085	Scotch-Brite™ Ytkonditioneringsband SC-BL LS, 100 mm x 3500 mm, S SFN, Grå	50	Styck



Slipverktvg

Hållare och stödplattor

3M™ Räfflad stödplatta till fiberrondell

Använd 3M™ räfflad stödplatta med 3M™ Cubitron™ II och 3M™ Cubitron™ III -rondeller för bättre avverkning och hållbarhet. Vår platta har en unik räffling och tål temperaturer över 100 °C. Den gör slipningen mer effektiv och minskar kostnaderna.



- Unikt räfflat mönster
- Tål temperaturer över 100 °C
- Används för att öka 3M™ Cubitron™ II-rondellernas avverkningshastighet och hållbarhet

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000032409	3M™ Räfflad stödplatta till Fiberslipskiva, 115 mm, Röd	10	Styck
7000105441	3M™ Räfflad stödplatta till Fiberslipskiva, 115 mm, Svart	10	Styck
7000032410	3M™ Räfflad stödplatta till Fiberslipskiva, 125 mm	10	Styck
7000105442	3M™ Räfflad stödplatta till Fiberslipskiva, 127 mm, Svart	10	Styck
7000032411	3M™ Räfflad stödplatta till Fiberslipskiva, 180 mm, Röd	15	Styck

3M™ Stödplatta till fiberrondell

3M™-stödplatta för fiberrondell är tuff och avsedd att användas med 127 mm dubbelverkande (DA) fiberrondell på vinkelslip. Våra plattor av hårdgummi fungerar bra tillsammans med flera 3M-underläggsplattor. De maximerar sliprondellernas verkan, minskar vibrationer och stötar. Fäster säkert vid slipmaskinerna med en hållarmutter*.



- Kan användas till 3M™-fiberrondeller med 127 mm diameter x 22,23 mm centrumhål
- Konstruktionen av hårdgummi ger fiberrondellen jämnt stöd från baksidan
- Minskar vibrationer, större komfort för användaren

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000105439	3M™ Flexibel stödplatta för fiberrondell M14, 115mm, 10 st/krt	1	Styck
7100016545	3M™ Räfflad stödplatta för fiberrondell, M14, svart, 180mm x 22mm, 5 st/krt	1	Styck
7000061711	3M™ Stödplatta till fiberrondell, 115 mm, Flad, Röd	10	Styck
7000061712	3M™ Stödplatta till fiberrondell, 125 mm, Flad, Röd	10	Styck
7100097174	3M™ Stödplatta till fiberrondell, 125 mm, Low Profile	50	Styck
7100242134	3M™ Stödplatta till fiberrondell, 150 mm, PN64829	15	Styck
7000061713	3M™ Stödplatta till fiberrondell, 180 mm, Flad, Röd	1	Styck

3M™ Underläggsplatta med centreringsspinne

3M™ Underläggsplattor med centreringsspinne används tillsammans med Scotch-Brite™-ytconditioneringsrondeller. Våra stödplattor stör inte arbetsytan.

- Snabb och enkel placering och centrering av rondeller
- Stör inte arbetsytan
- Gör att rondellen används i vanlig vinkel



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000061390	3M™ Underläggsplatta med centerpinne, 115 mm, M14	5	Styck
7000061389	3M™ Underläggsplatta med centerpinne, 125 mm, M14	5	Styck
7000086464	3M™ Underläggsplatta med centerpinne, 178 mm, M14	5	Styck

3M Xtract™ Underläggsplatta med låg profil

3M Xtract™ Underläggsplattor med låg profil är fasta men ändå flexibla för att ge mångsidighet vid planslipning. De är designade för att ge säkert fäste för en 3M Xtract rondell på en slipmaskin (säljs separat). Ingår i 3M Xtract serien och är designad för optimalt dammsug. Möjliggör vakuumbildning så att damm kan sugas ut från arbetsstycket för att förlänga rondellens livslängd och öka produktiviteten. Använd den här underläggsplattan med grova kornstorlekar där bra nivellering krävs.



- 3M Xtract™ egenutvecklade flerhålsmönster ger överlägsen dammsugning och förhindrar igensättning, ökar produktiviteten och ger en renare arbetsmiljö
- En gängad spindel i ett stycke minskar vibrationer och ger bättre balans
- Låg profil med högdensitetsskum och avsmalnande kant på 35 grader ger bra livslängd och en aggressiv avverkning

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100027464	3M™ Hookit™ Clean Sanding Low Profile Underläggsplatta, 152 mm, 5/16 External	10	Styck
7000028147	3M™ Hookit™ Underläggsplatta, Low Profile, 76 mm	10	Styck
7100037832	3M™ Hookit™ Underläggsplatta, Low Profile, 127 mm x 9.52 mm x 7.93 mm, 44 Hål	10	Styck

3M Xtract™ Underläggsplatta med låg profil för finishing

3M Xtract™ Underläggsplatta med låg profil för finishing är tillverkad av lågdensitetsskum och har en avsmalnande kant på 10°. Den rekommenderas för finishing-arbeten på plana eller oregelbundna ytor. Ingår i 3M Xtract™ serien och är designad för optimalt dammsug. Möjliggör vakuumbildning så att damm kan sugas ut från arbetsstycket för att förlänga rondellens livslängd och öka produktiviteten. Använd denna stödplatta med 3M Xtract™ rondeller med slipkornstorlek 220 och högre (säljs separat).



- 3M Xtract™ egenutvecklade flerhålsmönster ger överlägsen dammsugning och förhindrar igensättning, ökar produktiviteten och ger en renare arbetsmiljö
- Ett beige skum med låg densitet och låg profil erbjuder den formbarhet som behövs för anpassning efter olika komplexa ytgeometrier
- Med snabbkopplingssystemet 3M™ Hookit™ med kardborrefäste är det enkelt att byta rondell vilket förlänger livslängden

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100009657	3M™ Hookit™ Clean Sanding Low Profile Underläggsplatta, 127 mm, 5/16 External	10	Styck
7100022038	3M™ Hookit™ Clean Sanding Underläggsplatta Low Profile, 152 mm x 9.52 mm x 15.8 mm, 53 Hål	10	Styck
7000118613	3M™ Hookit™ Stödplatta, 152 mm, Multi-Hål	10	Styck

3M Xtract™ Underläggsplatta

3M Xtract™ Underläggsplatta håller fast en 3M Xtract rondell (säljs separat) för användningsområden som kräver formbarhet och kantflexibilitet. Ingår i 3M Xtract serien och är designad för optimalt dammsug. Möjliggör vakuumbildning så att damm kan sugas ut från arbetsstycket för att förlänga rondellens livslängd och öka produktiviteten. Den har en avsmalnande kant som är idealisk för fjäderkantning eller utjämning av ett målat område för att matcha resten av arbetsstycket.



- 3M Xtract™ egenutvecklade flerhålsmönster ger överlägsen dammsugning och förhindrar igensättning, ökar produktiviteten och ger en renare arbetsmiljö
- Skum med medeldensitet ger viss formbarhet för yt slipning
- Den avsmalnande kanten är väl lämpad när flexibilitet behövs för fjäderkantning eller utjämning av ett målat område

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100273845	3M Xtract™ Hookit™ Stödplatta, 89052, 125 mm, Extra Hard, Black	10	Styck
7100273863	3M Xtract™ Hookit™ Stödplatta, 89053, 150 mm, Extra Hard, Black	10	Styck
7100270476	3M Xtract™ Hookit™ Stödplatta, 89409, 150 mm, Hard, Red	10	Styck
7100273463	3M Xtract™ Hookit™ Stödplatta, 89410, 125 mm, Hard, Red	10	Styck
7100278691	3M Xtract™ Underläggsplatta, 89925, 5 in x 11/16 in 5/16 in-24 External	1	Styck

3M™ mjuk distansplatta

3M™ mjuk distansplatta är gjord av 12,7 mm hållbart skum med låg densitet, vilket ger god formbarhet när den används med en 3M Clean Sanding-underläggsplatta. Plattorna gör det lättare att följa konturer och komma närmare inpå de flesta kanter, samtidigt som dammsuget maximeras.



- Tillverkade av mjukt, hållbart skum
- Gör det lättare att följa konturer och komma närmare inpå de flesta kanter, samtidigt som dammsuget maximeras
- Minskar kantavverkningen

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100006170	3M™ Hookit™ Multihål Dist. platta 127 mm x 12.7 mm x 19 mm, Mjuk	10	Styck

Slipverktyg

3M™ Hookit™ Stödplatta

3M™ Hookit™-stödplattan är gjord för att ge ett säkert fäste åt 3M Hookit-slip- eller finslipningsrondeller och Finesse-it polerkudden på flera olika handhållna slipningsverktyg. Den har en avfasad kant på 45° för att kunna ge den slipade ytan en vass kant eller göra den lättare att bearbeta.

- Med J-krokar för säkert fäste av en 3M™ Hookit™-rondell eller 3M™ Finesse-it™-polerkudde
- Använd med excenterslipmaskin, roterande slipmaskin eller vinkelslip
- 3M Hookit-systemet gör att det går enkelt att ta bort och återanvända



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100001985	3M™ Hookit™ Stödplatta, 76 mm	5	Styck
7100027274	3M™ Hookit™ Stödplatta, 127 mm x 19 mm, 5/16 External	10	Styck
7100041215	3M™ Hookit™ Stödplatta, 127 mm, 5/8-11 Internal	10	Styck
7100041340	3M™ Hookit™ Stödplatta, 152 mm x 19 mm	10	Styck
7000045702	3M™ Hookit™ Stödplatta, 178 mm x 25 mm, M14	1	Styck
7100032853	3M™ Hookit™ Stödplatta, 05876, 152 mm x 19 mm x 7.93 mm, Ext 6 H	10	Styck

3M™ Hookit™ Rondellhållare

3M™ Hookit™ Rondellhållare är tillverkade av skum med mediumdensitet för ökad formbarhet. Våra handark har en välvd form eller ett 25,4 mm brett band där operatören enkelt kan sticka in handen.

- Minskar risken för fingeravtryck vid handslipning
- Tillverkade av skum med mediumdensitet för extra formbarhet
- Perfekta för tillämpningar inom lackeringsförberedelse



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000028331	3M™ Hookit™ Slipkloss, 76 mm	10	Styck

3M™ Hookit™ Clean Sanding Hook Saver

Använd 3M™ Hookit™ Clean Sanding-kardborreskydd för att skydda krokarna på en ny Hookit™-stödplatta. Våra prisvärda anslutningsenhet ersätter en stödplatta för att få större kostnadseffektivitet.

- Använd istället för en dyr stödplatta under slipning.
- Skyddar krokarna på en ny Hookit™-stödplatta
- Skaffa en prisvärd anslutningsenhet



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000045251	3M™ Clean Sanding Disc Pad Hook Saver, 76 mm	20	Styck
7000045011	3M™ Clean Sanding Disc Pad Hook Saver, 127 mm	20	Styck
7000042703	3M™ Clean Sanding Disc Pad Hook Saver, 152 mm	20	Styck

3M™ Hookit™ Clean Sanding stödplatta

3M™ Hookit™ Clean Sanding stödplatta är en röd mellanlaggsplatta som ska användas till en 3M™ slumpmässigt excenterslip för att öka slipmedlets hållbarhet och ge effektiv dammborttagning. Använd våra stödplattor till en hel 3M systemlösning för högeffektiv vakuumslipning.



- Konstruktionen med flera hål håller arbetsmiljön renare
- Genom Clean Sanding lösningen kan användaren arbeta mer effektivt
- Hookit™ systemet gör att det går enkelt att fästa och ta bort

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7010360095	3M™ Hookit™ Bakplate, 76 mm, Multi-Hull, 20428, 76 mm x 19 mm x 6.35 mm, External 6 Holes, 10 ea/Case	10	Styck
7000119342	3M™ Hookit™ Clean Sanding Pad, 70mm x 198mm x 12.7mm, 33 Hål, Röd, 5st/krt	5	Styck
7100025357	3M™ Stödplatta Multihål 70 mm x 198 mm , 28784	5	Styck

3M™ rondellhanddynan med bevattningssystem Hookit™

3M™ rondellhanddynan med bevattningssystem och Hookit™-fästsystem ger längre livslängd, eftersom vattnet spolar bort slipdamm från sliprondellen och motverkar ansamlingen av smuts och damm.



Ett fast, gult skum fördelar trycket jämnt över hela slipytan. Använd handdynorna till våtslipning av plast, primerytor, färg, fiberglas och andra material.

Dynorna är avsedda för användning med 76 × 22,23 mm Hookit™-filmrondeller för Mikrofinishing eller Hookit Wetordry™-rondeller. De finns i konturerad form och kulform.

- De ger längre livslängd, eftersom vattnet spolar bort slipdamm från sliprondellen och motverkar ansamlingen av smuts och damm
- Ett fast, gult skum fördelar trycket jämnt över hela slipytan
- Avsedda för användning med 76 × 22,23 mm Hookit™-filmrondeller för Mikrofinishing eller Hookit Wetordry™-rondeller

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000045712	3M™ Hookit™ Center Water Feed Disc Hand Pad, 50 mm x 22 mm	10	Styck
7000000601	3M™ Hookit™ Center Water Feed Disc Hand Pad, 76 mm x 22 mm	10	Styck

3M™ Hookit™ Low Profile Disc Pad

3M™ Hookit™-stödplattan med låg profil är en mångsidig, fast men mjuk platta som används till planslipning. Våra innovativa stödplattor är tillverkade av högdensitetsskum med en 15° trubbig avfasad kant som ger extra hållbarhet. De är idealiska för aggressiv planslipning.

- Genom stödplattan går det att använda en 3M™ Hookit™-rondell (säljes separat) på en vinkelslip, roterande slipmaskin eller excenterslipmaskin
- Nytt gängat skaft i ett stycke minskar vibrationer och förbättrar balansen
- Låg profil med högdensitetsskum är lämpligt för planslipning



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100026249	3M™ Hookit™ Low Profile Underläggsplatta, 127 mm x 9.5 mm, 5/16-24, 0-hål	10	Styck

3M™ Hookit™ Underläggsplatta D/F Lågprofil

3M™ Hookit™ 3M™ Hookit™-finishstödplattan med låg profil består av 17,46 mm tjockt lågdensitetsskum med 15° trubbig avfasad kant. Våra stödplattor är avsedda att användas med en 127 mm 3M Hookit-rondell* för expertfinisharbete av plana eller krökta ytor där det inte krävs dammborttagning.



*Säljes separat

- De gula plattorna med låg profil av mjukt 17,46 mm lågdensitetsskum minskar igensättning
- Den 15° avfasade kanten är idealisk för slutligt finisharbete av plana eller krökta ytor
- Används med 127 mm 3M™ Hookit™-rondell (säljes separat)

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100028484	3M™ Hookit™ Underläggsplatta, D/F, Lågprofil, 127mm x 0,68mm, 5/16-24 External	10	Styck

3M™ Roloc™ + Hållare

3M™ Roloc™+ Hållare är en tålig plasthållare som kan användas till alla Roloc produkter, t.ex. rondeller och kombirondeller. På våra hållare sitter en djup invändig gänga som passar till produkter försedda med Roloc-knappar.

- Passar till alla Roloc™-produkter
- En djup invändig gänga som passar till produkter med Roloc™-knappar
- Robust design som tål tuffa tag



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000033538	3M™ Roloc™+ hållare, No 4, 75 mm	5	Styck

3M™ Underläggsplatta DH-AC

Med 3M™-stödplattan kan du snabbt och enkelt byta mellan Scotch-Brite™-sliprondeller under projekt med flera steg. Våra stödplattor finns i flera olika storlekar, skumdensitet och fästtyper.

- Gör att det går snabbt och lätt att byta rondell under processer i många steg.
- Det finns alternativ för vinkelslipar och excenterslipmaskiner
- Välj en yta som är massiv eller i skum för vanlig slipning



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000028500	3M™ Underläggsplatta DH-AC, 127 mm x 3 mm x 9 mm	1	Styck
7000068111	3M™ Underläggsplatta DH-AC, 178 mm, M14	5	Styck

3M™ Distansplatta

3M™ Distansplatta är vår 1/2-tums tjocka mellanläggsplatta i skummaterial med mediumdensitet som ger ytterligare ytformbarhet när den används med en 3M™ Hookit™ underläggsplatta på en 3M™ Excenterslip-maskin. Den ytterligare formbarheten kan användas vid slipning av viktiga ytor med slipmaterial av fin kvalitet, efter att utjämnings- och förbättringsslipstegen är klara, men innan den slutliga ytfinishingen.

- Skum med mediumdensitet ger ytterligare flexibilitet vid bearbetning av konturer
- Idealisk för slipning av kurvor, vinklar och konturer
- Sätt den enkelt och snabbt mellan Hookit™-rondellen och Hookit™-underläggsplattan



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100009701	3M™ Distansplatta, 5 in x 1/2 in x 3/4 in 31 Holes	10	Styck

Slipmaskiner

3M™ Rondellslipmaskin

Vår lättviktiga och kompakta 3M™ Rondellslipmaskin har ett ergonomiskt grepp med en vinkel på 97°. Det innebär att handledsbelastningen är mindre än på modeller med ett 90°-grepp. Våra slipmaskiner är perfekta för småskaliga slip- och gradningstillämpningar, samt för lackeringsförberedelse och rengöring av svetsmärken.



- Precisionsbalanserad motor stöder lättare slipning och gradning
- Lättviktig, kompakt design och bekvämt grepp med 3M™-greppmaterial genererar färre vibrationer och mindre buller
- Ergonomiskt 97°-grepp ger en lägre handledsbelastning jämfört med modeller med 90°-grepp.

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100083511	3M™ Tryckluftsdriven vinklad slipmaskin 50/75mm, (0,5HP) 12,000RPM, 6mm hylsa, 1 st/krt	1	Styck
7100083998	3M™ Tryckluftsdriven vinklad slipmaskin 50mm, (0,3HP) 12,000RPM, 6mm hylsa, 1 st/krt	1	Styck
7100142459	3M™ Tryckluftsdriven vinklad slipmaskin (1,0 hp), 76mm, Max 15000 rpm	1	Styck
7100083997	3M™ Tryckluftsdriven vinklad slipmaskin, 50 mm, 0.3HP, 20.000 RPM/min, 6 mm Spännhylsa	1	Styck
7100083278	3M™ Tryckluftsdriven vinklad slipmaskin, 50 mm, 0.5HP, 20.000 RPM/min, 6 mm Spännhylsa	1	Styck
7000060285	3M™ Tryckluftsdriven vinklad slipmaskin, 50 mm, Pistol Grip	1	Styck
7000060284	3M™ Vinkelslip med Pistolgrepp, 75mm, 1 st/krt	1	Styck

3M™ Elite Elektrisk eksenterslipmaskin med dammpåse

3M™ Elite-excenterslipmaskiner med självgenererande vakuum är byggda med kraftfulla precisionsbalanserade luftdrivna motorer och ett tåligt, lätt hölje av aluminium. På våra slipmaskiner finns ett självgenererande vakuum (SGV). De arbetar dammfritt och lämnar inga slipmärken, är lämpliga för industriella högproduktiva miljöer där det krävs dammborttagning.



- Har kraftfulla precisionsbalanserade luftdrivna motorer och ett tåligt lätt hölje av aluminium
- 3M™ Clean Sanding-filterpåsen har utmärkt HEPA-klassad damminsamling och låser dammet
- Roterar simultant i två överlappande ovala mönster vilket ger en finish utan slipmärken

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100010670	3M™ Elite Elektrisk eksenterslipmaskin med dammpåse, 76 mm, 2.5 mm slag	1	Styck
7000060298	3M™ Elite Elektrisk eksenterslipmaskin med dammpåse, 76 mm, 5 mm slag	1	Styck

3M™ Elite Tryckluftsdriven exenterslipmaskin CGV

Använd 3M™-excenterslipmaskiner med självgenererande vakuum (SGV) för en professionell finish utan slipmärken till industriella högproduktiva miljöer där det krävs dammborttagning. Våra slipmaskiner förstärker 3M-slipmedlets förmåga och har integrerade 3M™ Clean Sanding-filterpåsar – för effektiv dammborttagning.



- Precisionsbalanserade stålkomponenter kör smidigt med mindre vibration, idealiskt för industriella högproduktiva miljöer
- Komfort och kontroll under lång användning – med förbättrad tålighet, ergonomi och bullernivå
- Genom pneumatisk drift överträffas kapaciteten hos elektriska standardslipmaskiner med timmar av oavbruten användning

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000060301	3M™ Elite Tryckluftsdriven exenterslipmaskin CGV, 70 mm x 198 mm, 3 mm slag	1	Styck

3M™ Elite Tryckluftsdreven excenter slipmaskin

I 3M™ Elite-excenterslipmaskinen utan vakuum kombineras tåligt, greppvänligt 3M™ -greppmaterial, lätt konstruktion och en kraftfull precisionsbalanserad motor för professionellt resultat och finish utan slipmärken. Vår slipmaskin är bra för industriella högproduktiva miljöer där det inte krävs dammborttagning.

- Kraftfull motor och precisionsbalanserade stålkomponenter ger optimal effekt i industriella högproduktiva miljöer
- Ergonomisk konstruktion med inbyggt förlängt handledsstöd för slipning med lätt hand
- Plattform med försänkt reglage förebygger att användarens hand kläms och trycks



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000060286	3M™ Elite Tryckluftsdreven excenter slipmaskin, 75 mm, 5 mm slag	1	Styck
7000060288	3M™ Elite Tryckluftsdreven excenter slipmaskin, 76 mm, 2.5 mm slag	1	Styck

3M™ Elite Exenterslipmaskin för centralutsug

3M™ Elite-excenterslipmaskiner som är förberedda för centralvakuum ger en professionell användning med maximerad förmåga till dammsugning. Våra excenterslipmaskiner som är förberedda för centralvakuum ger en kvalitetsfinish i industriella högproduktiva miljöer där det krävs dammborttagning.

- Idealiska för industriella högproduktiva miljöer där det krävs dammborttagning
- Ökad komfort med ergonomiska egenskaper som ett böjt handledsstöd och plattform med försänkt reglage
- Gummigrepp med 3M-greppmaterial förbättrar användarkontroll och minskar vibrationer



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000060297	3M™ Elite Exenterslipmaskin för centralutsug, 70 mm x 198 mm, 3.2 mm slag	1	Styck
7000032227	3M™ Elite Exenterslipmaskin för centralutsug, 76 mm, 2.5 mm slag	1	Styck
7000060295	3M™ Elite Exenterslipmaskin för centralutsug, 76 mm, 5 mm slag	1	Styck

Slipverktyg

3M Xtract™ Pneumatisk slipmaskin

3M™ Xtract™ Pneumatisk slipmaskin är en nyckelkomponent i 3M™ Xtract™ slipsystem. Tillsammans med 3M™ Xtract™ Nätrondeller och 3M™ Xtract™ Mobil dammsugare hjälper denna kraftfulla 0,28 HP (209 W) slipmaskin till att ge en praktiskt taget dammfri slipning.



- Vakuumkanaler för användning med 3M™ Xtract™ Mobil dammsugare eller centraldammsugare
- Självgenererat vakuum ger en kompakt vakuumlösning
- Icke-vakuualternativ tillgängliga

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100264073	3M Xtract™ Pneumatisk slipmaskin, 88945, 125 mm, 2,5 mm slaglängd	1	Styck
7100264068	3M Xtract™ Pneumatisk slipmaskin, 88946, 125 mm, 5 mm slaglängd	1	Styck
7100264239	3M Xtract™ Pneumatisk slipmaskin, 88947, 125 mm, 8 mm slaglängd	1	Styck
7100264069	3M Xtract™ Pneumatisk slipmaskin, 88948, 125 mm, 9,5 mm slaglängd	1	Styck
7100264077	3M Xtract™ Pneumatisk slipmaskin, 88957, 150 mm, 2,5 mm slaglängd	1	Styck
7100264079	3M Xtract™ Pneumatisk slipmaskin, 88958, 150 mm, 5 mm slaglängd	1	Styck
7100264078	3M Xtract™ Pneumatisk slipmaskin, 88959, 150 mm, 8 mm slaglängd	1	Styck
7100264070	3M Xtract™ Pneumatisk slipmaskin, 88960, 150 mm, 9,5 mm slaglängd	1	Styck
7100258884	3M™ Xtract™ Pneumatisk slipmaskin, 88941, 125 mm, centraldammsugare, 2,5 mm slaglängd	1	Styck
7100258886	3M™ Xtract™ Pneumatisk slipmaskin, 88942, 125 mm, centraldammsugare, 5 mm slaglängd	1	Styck
7100258885	3M™ Xtract™ Pneumatisk slipmaskin, 88943, 125 mm, centraldammsugare, 8 mm slaglängd	1	Styck
7100258887	3M™ Xtract™ Pneumatisk slipmaskin, 88944, 125 mm, centraldammsugare, 9,5 mm slaglängd	1	Styck
7100259232	3M™ Xtract™ Pneumatisk slipmaskin, 88953, 150 mm, centraldammsugare, 2,5 mm slaglängd	1	Styck
7100258801	3M™ Xtract™ Pneumatisk slipmaskin, 88954, 150 mm, centraldammsugare, 5 mm slaglängd	1	Styck
7100258707	3M™ Xtract™ Pneumatisk slipmaskin, 88955, 150 mm, centraldammsugare, 8 mm slaglängd	1	Styck
7100258799	3M™ Xtract™ Pneumatisk slipmaskin, 88956, 150 mm, centraldammsugare, 9,5 mm slaglängd	1	Styck

3M Xtract™ Elektrisk slipmaskin

Nyhet i 3M™-utbudet, ergonomisk design i kombination med en kraftfull motor.



- Ergonomisk, lättviktig design
- Mjukt grepp med gjutna greppfunktioner
- Kraftfull 350W-motor

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100263555	3M™ Xtract™ Elektrisk slipmaskin, 88835, 125 mm, centraldammsugare, 5 mm slaglängd, 240V, PT - E	1	Styck
7100263558	3M™ Xtract™ Elektrisk slipmaskin, 88837, 150 mm, centraldammsugare, 5 mm slaglängd, 240V, PT - E	1	Styck
7100263559	3M™ Xtract™ Elektrisk slipmaskin, 88839, 125 mm, centraldammsugare, 2,5 mm slaglängd, 240V, PT - E	1	Styck
7100263549	3M™ Xtract™ Elektrisk slipmaskin, 88841, 150 mm, centraldammsugare, 2,5 mm slaglängd, 240V, PT - E	1	Styck

Slipverktyg

3M™ slumpmässig excenterslip i ministorlek

3M™ slumpmässig excenterslip i ministorlek är lättviktig och kompakt. Våra slumpmässiga excenterslipar i ministorlek har Roloc™-fäste och kan användas med hela sortimentet av Finesse-it™ Roloc-slipunderläggsplattor. Inkluderar 3M Roloc 02345 med Stikit™-yta.

- Kompakt slipmaskin i ministorlek
- Lättviktig, enklare att styra och mindre ansträngande att använda
- Kan användas med hela sortimentet av Finesse-it™ Roloc™-slipunderläggsplattor



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000032165	3M™ Mini Random Orbital Sander 32 mm x 4,76 mm (1-1/4X3/16 IN), 1 st/krt	1	Styck

3M™ Pneumatisk slipmaskin

Lättviktig och robust, 3M™ Pneumatisk slipmaskin är designad med ett högt effekt-viktförhållande så att du kan utföra mer arbete på kortare tid och med mindre belastning.

- Elverktyget är lättare och bekvämare att använda
- Skyddsfri design för bättre sikt och mer användarvänlighet
- Lättare vikt, mindre storlek och vibrationsreducerande sidohandtag för förbättrad komfort för användaren



Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100258878	3M™ Pneumatic Random Orbital Sander, 88937, 125 mm, Non-Vacuum, 5 mm Orbit, 1 per case	1	Styck
7100258787	3M™ Pneumatic Random Orbital Sander, 88949, 152 mm, Non-Vacuum, 3/32 in Orbit	1	Styck
7100258651	3M™ Pneumatic Random Orbital Sander, 88951, 150 mm, Non-Vacuum, 8 mm Orbit, 1 per case	1	Styck
7100258879	3M™ Pneumatisk slipmaskin, 88936, 125 mm, icke-vakuum, 2,5 mm slaglängd	1	Styck
7100258882	3M™ Pneumatisk slipmaskin, 88939, 125 mm, icke-vakuum, 8 mm slaglängd	1	Styck
7100258883	3M™ Pneumatisk slipmaskin, 88940, 125 mm, icke-vakuum, 9,5 mm slaglängd	1	Styck
7100258652	3M™ Pneumatisk slipmaskin, 88950, 150 mm, icke-vakuum, 5 mm slaglängd	1	Styck
7100258800	3M™ Pneumatisk slipmaskin, 88952, 150 mm, icke-vakuum, 9,5 mm slaglängd	1	Styck

Vinkelslipar

3M™ Elektrisk Vinkelslip

3M™ Vinkelslip är avsedd för produkter och tillbehör från 3M. De skapar ett omfattande system för att nå en mer professionell finish med kortare bearbetningstid. Den elektriska vinkelslipen har en kraftfull 1900-watts-motor och ett ergonomiskt handtag för att minska vibrationerna och höja användarens komfort.



- **HÖRGEFFEKT SLIPNING:** Högt vridmoment och hög rotationshastighet i ett lättviktigt, kraftfullt och mångsidigt verktyg
- **UTFORMAD FÖR OPERATÖRENS KOMFORT:** Ergonomisk design med ett lågvibrerande handtag och hastighetskontroll för olika typer av jobb
- **MAXIMERA PRODUKTIVITETEN FÖR ATT MINIMERA BEARBETNINGSTIDEN:** Utformad för användning med 3M:s slipprodukter och tillbehör

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100249666	3M™ Elektrisk vinkelslip, 1900W, 115 mm	1	Styck
7100249665	3M™ Elektrisk vinkelslip, 1900W, 125mm	1	Styck
7100289510	3M™ Elektrisk vinkelslip, kit, 73846, 115 mm, 1 900 W, med 982CX Slitsad skiva (25) och ribbad underlaggsplatta, 1 kit/förpackning	1	Kit
7100289436	3M™ Elektrisk vinkelslip, kit, 73981, 125 mm, 1 900 W, med 982CX Slitsad skiva (25) och ribbad underlaggsplatta, 1 kit/förpackning	1	Kit
7100249667	3M™ Elektrisk vinkelslip, variabel hastighet, 1900W, 115 mm	1	Styck
7100249668	3M™ Elektrisk vinkelslip, variabel hastighet, 1900W, 125mm	1	Styck

Dammutsugningssystem

3M Xtract™ Mobil dammutsugare

Den innovativa 3M Xtract™ Mobila dammutsugaren möjliggör maximal dammutsugning. Anslut enkelt kompatibla elektriska eller pneumatiska 3M Xtract™ Random Orbital-slipmaskiner för dammutsugning när det behövs. Effektiva HEPA-uppsamlingsfilter ingår för att hålla din arbetsmiljö praktiskt taget dammfri.



- Kraftfull industriell vakuumenhet ansluts till 3M Xtract™ Excenterslipmaskiner och avlägsnar dammet från arbetsytan.
- Automatisk på/av-kompatibilitet med pneumatiska och elektriska slipmaskiner
- Kompakt, robust design som klarar tuffa industriella förhållanden

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100259732	3M Xtract™ Dammsugarenhet, 64159, 240V, 1 per fp	1	Styck

3M Xtract™ Filterpåse

Med vår 3M Xtract™ Filterpåse blir det lättare att få maximal nytta av dina 3M Xtract Clean Sanding sliprondeller, eftersom vi har designat 3M Xtract Clean Sanding-produkterna för att fungera tillsammans som ett system som ger överlägsna resultat. Ta bärbar, lätt dammsugning till nästa nivå genom att använda en filterpåse tillsammans med en kraftfull 3M Xtract slipmaskin med självgenererat vakuum (rondell och verktyg säljs separat).



- Ingår i 3M Xtract™ serien. Designad för optimalt dammutsug. Noggrann dammuppsamling förbättrar prestandan hos 3M Xtract rondeller (säljs separat)
- Filtret är klassat för optimal arbetsmiljö
- Påsarna finns i storlekarna L och XL, vilket sparar tid eftersom påsarna inte behöver bytas så ofta

Produkt-ID	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100296135	3M Xtract™ Filter Bag 65967, Stor, 10/inner, 50 ea/Case	50	Styck
7100296134	3M Xtract™ Filter Bag 65968, Extra Large, 5/inner, 20 ea/Case	20	Styck

Produkt Index

Produkt-ID	Sida
7000000402	20
7000000403	20
7000000601	104
7000000690	59
7000000704	46
7000000730	60
7000000740	67
7000000741	67
7000000750	46
7000000751	46
7000000752	46
7000000753	46
7000000754	46
7000000755	46
7000000756	46
7000000757	66
7000000758	66
7000000759	66
7000000760	66
7000000761	66
7000000762	66
7000000763	66
7000000764	66
7000000765	66
7000000766	66
7000000771	66
7000000775	68
7000021279	46
7000021280	46
7000021284	65
7000021285	67
7000028142	29
7000028147	101
7000028191	20
7000028192	20
7000028193	20
7000028194	20
7000028195	20
7000028196	20
7000028197	20
7000028199	20
7000028200	20
7000028201	20
7000028203	20
7000028204	20
7000028331	103
7000028469	61
7000028484	60
7000028488	60
7000028491	60
7000028493	60
7000028494	60
7000028500	106
7000028501	46
7000028506	46
7000028507	46
7000028508	46
7000028509	46

Produkt-ID	Sida
7000028529	66
7000028532	66
7000032165	110
7000032227	108
7000032409	100
7000032410	100
7000032411	100
7000033538	105
7000034236	29
7000042703	103
7000042733	47
7000045011	103
7000045159	20
7000045160	20
7000045161	20
7000045166	43
7000045167	43
7000045171	43
7000045172	43
7000045175	43
7000045176	43
7000045186	20
7000045187	20
7000045188	20
7000045230	20
7000045251	103
7000045702	103
7000045712	104
7000045888	46
7000045976	61
7000046009	48
7000046010	48
7000046014	40
7000046034	38
7000046086	60
7000046088	60
7000046089	60
7000046091	38
7000046104	59
7000046108	46
7000046110	47
7000046111	47
7000046112	47
7000046113	46
7000046114	46
7000046125	66
7000046127	66
7000046149	47
7000046158	66
7000046159	66
7000046160	66
7000046161	66
7000046167	59
7000046180	65
7000046181	65
7000046214	38
7000046220	47
7000046244	39

Produkt-ID	Sida
7000046245	39
7000046247	39
7000046248	39
7000046249	39
7000046250	47
7000046251	47
7000046263	39
7000046264	39
7000059967	92
7000059968	92
7000060033	92
7000060076	92
7000060078	92
7000060284	107
7000060285	107
7000060286	108
7000060288	108
7000060295	108
7000060297	108
7000060298	107
7000060301	107
7000060356	93
7000060741	84
7000060742	85
7000060743	84
7000060746	85
7000060748	84
7000060749	84
7000060751	85
7000060752	86
7000060753	85
7000060754	84
7000060755	85
7000060756	85
7000060757	85
7000060762	85
7000060766	85
7000060767	85
7000060768	84
7000060771	86
7000060772	86
7000060773	85
7000060775	85
7000060776	85
7000060777	85
7000060778	85
7000060780	84
7000060788	86
7000060789	85
7000060790	86
7000060822	85
7000060823	84
7000060848	84
7000060849	84
7000060862	84
7000060863	84
7000060865	84
7000060866	84

Produkt-ID	Sida
7000060867	84
7000060868	84
7000060869	84
7000060870	84
7000060872	84
7000060873	84
7000060879	84
7000060880	84
7000060887	84
7000060889	84
7000060890	91
7000060897	92
7000061389	101
7000061390	101
7000061711	100
7000061712	100
7000061713	100
7000062861	64
7000067933	96
7000067935	96
7000067940	96
7000067941	96
7000067942	96
7000067943	96
7000067944	96
7000068085	97
7000068111	106
7000077904	69
7000077928	69
7000078175	64
7000078176	64
7000078177	64
7000078178	64
7000078179	64
7000078180	64
7000086464	101
7000091730	69
7000104359	24
7000104360	24
7000104361	24
7000104365	24
7000104366	24
7000104367	24
7000104371	24
7000104372	24
7000104373	24
7000104374	24
7000104375	24
7000104376	24
7000104377	24
7000104378	24
7000104379	24
7000105439	100
7000105441	100
7000105442	100
7000118429	43
7000118430	43
7000118613	101

Produkt Index

Produkt-ID	Sida
7000119342	104
7000119599	34
7000144604	67
7010029932	34
7010029933	34
7010029934	34
7010029935	34
7010029936	29
7010029938	29
7010029939	29
7010029944	29
7010295274	48
7010300879	42
7010300983	48
7010310028	58
7010310029	58
7010329346	48
7010329496	58
7010360095	104
7010365693	58
7010412238	39
7100000858	61
7100001473	43
7100001474	43
7100001475	43
7100001985	103
7100002321	66
7100005209	61
7100006170	102
7100007318	47
7100007341	66
7100007877	92
7100007878	92
7100007879	92
7100007880	92
7100007881	92
7100007882	92
7100007883	92
7100007884	92
7100007990	86
7100007991	86
7100007992	86
7100009310	47
7100009657	101
7100009701	106
7100010670	107
7100011144	24
7100011310	24
7100011569	24
7100012444	96
7100013155	96
7100013687	96
7100016545	100
7100019197	47
7100022038	101
7100023178	88
7100023179	87
7100023234	87

Produkt-ID	Sida
7100025357	104
7100025847	87
7100026188	24
7100026249	105
7100026426	87
7100026427	87
7100026526	87
7100026527	87
7100026529	87
7100026546	87
7100026547	87
7100026670	87
7100026755	87
7100026791	87
7100026792	87
7100026793	87
7100027081	87
7100027274	103
7100027464	101
7100027618	87
7100028484	105
7100028668	29
7100028819	87
7100032853	103
7100037832	101
7100038905	86
7100041215	103
7100041340	103
7100045070	26
7100045071	26
7100045072	26
7100045073	26
7100046325	27
7100046326	27
7100046327	28
7100046328	28
7100047077	91
7100047970	87
7100048818	94
7100052728	93
7100052729	93
7100052730	93
7100052731	93
7100052732	93
7100052733	93
7100052768	91
7100052769	91
7100052770	91
7100052771	91
7100052786	91
7100052787	91
7100052788	91
7100052826	94
7100052827	94
7100052828	94
7100052829	94
7100052831	94
7100052839	94

Produkt-ID	Sida
7100052840	94
7100052841	94
7100053413	58
7100053414	58
7100053418	58
7100053421	58
7100064174	28
7100064175	26
7100064176	28
7100064177	26
7100064178	26
7100064179	28
7100064270	26
7100064271	26
7100064272	28
7100064273	28
7100064274	28
7100065918	26
7100069960	87
7100070052	94
7100070054	94
7100070629	87
7100076898	44
7100076925	44
7100076926	44
7100076933	44
7100076934	44
7100077039	44
7100077040	44
7100077047	44
7100077620	29
7100077621	29
7100077622	29
7100077623	29
7100077624	29
7100077625	29
7100077626	29
7100077975	29
7100078152	34
7100078153	34
7100078154	34
7100078155	34
7100078156	34
7100078157	34
7100078158	34
7100078159	34
7100078180	34
7100078181	34
7100080459	77
7100081365	48
7100081366	48
7100081367	48
7100081368	48
7100082475	86
7100083278	107
7100083511	107
7100083512	58
7100083997	107

Produkt-ID	Sida
7100083998	107
7100085514	30
7100088615	58
7100091777	95
7100091779	95
7100091799	95
7100091802	95
7100091804	95
7100091806	95
7100091808	95
7100091813	95
7100091815	95
7100091817	95
7100091819	95
7100091823	90
7100091825	90
7100091827	90
7100091829	90
7100091831	90
7100091833	90
7100093971	69
7100093973	69
7100093978	48
7100093991	40
7100097174	100
7100099091	21
7100099092	21
7100099093	21
7100099094	21
7100099095	21
7100099237	21
7100099238	22
7100099240	22
7100099241	22
7100099243	22
7100099245	22
7100099247	22
7100099249	21
7100099250	21
7100099252	22
7100099254	22
7100099256	22
7100099257	22
7100099258	22
7100099260	22
7100099264	21
7100099284	21
7100099545	21
7100099546	22
7100099576	21
7100099787	22
7100099788	22
7100099791	22
7100100885	44
7100100942	44
7100100961	45
7100100962	45
7100100964	45

Produkt Index

Produkt-ID	Sida
7100100966	45
7100100974	45
7100100976	44
7100100979	45
7100100981	45
7100100982	45
7100100986	44
7100100989	44
7100100999	44
7100105326	58
7100105847	23
7100105848	23
7100105849	23
7100105850	23
7100105851	23
7100105852	23
7100105853	23
7100105854	23
7100105855	23
7100105856	23
7100105857	23
7100105858	23
7100105859	23
7100105860	23
7100105861	23
7100105862	23
7100105863	23
7100105864	23
7100105865	23
7100105866	23
7100105867	23
7100106678	27
7100106714	27
7100106716	26
7100106717	26
7100106742	27
7100106764	27
7100106766	27
7100106768	27
7100109110	48
7100109130	48
7100110912	58
7100111238	26
7100112315	93
7100112980	30
7100113075	30
7100113076	30
7100113080	30
7100113096	30
7100113107	30
7100113109	30
7100113110	30
7100113111	30
7100113113	30
7100113114	30
7100113117	30
7100113118	30
7100113120	30

Produkt-ID	Sida
7100113121	30
7100113126	30
7100113137	30
7100113139	30
7100113142	30
7100113143	30
7100138194	67
7100138284	67
7100138285	67
7100138286	67
7100138287	64
7100138288	64
7100138289	64
7100138290	65
7100138291	65
7100138292	67
7100138293	66
7100138294	66
7100138295	66
7100138296	66
7100138297	66
7100138298	65
7100138299	65
7100138300	65
7100138301	67
7100138302	67
7100138304	67
7100138305	67
7100138306	67
7100138307	67
7100138319	67
7100138323	66
7100138326	66
7100138327	67
7100138332	65
7100138333	65
7100138334	65
7100138335	65
7100138336	65
7100138337	65
7100138338	65
7100138339	67
7100138342	66
7100138347	65
7100139207	55
7100139209	55
7100139211	55
7100139213	55
7100139216	55
7100139217	55
7100139218	55
7100139219	55
7100139227	55
7100139229	55
7100139232	55
7100139234	55
7100139235	55
7100139238	55

Produkt-ID	Sida
7100139240	55
7100140055	57
7100140056	57
7100140057	57
7100140058	57
7100140059	57
7100140060	57
7100141045	55
7100141056	55
7100141067	55
7100141069	55
7100141070	55
7100141075	55
7100141083	56
7100141086	56
7100141089	56
7100141096	56
7100141099	56
7100141123	56
7100141692	26
7100142081	89
7100142459	107
7100144158	86
7100144567	89
7100145316	26
7100145362	26
7100145363	26
7100145403	28
7100145404	26
7100145405	28
7100145407	28
7100145430	27
7100145431	27
7100145433	26
7100145436	28
7100145452	27
7100145455	26
7100145460	26
7100145462	28
7100145469	28
7100145477	27
7100146406	89
7100150191	68
7100166994	93
7100168938	93
7100169949	30
7100169950	30
7100169959	30
7100169962	30
7100171627	87
7100171629	90
7100173790	45
7100173795	45
7100175138	36
7100175139	36
7100175140	36
7100175521	45
7100176347	35

Produkt-ID	Sida
7100176348	35
7100176374	35
7100176465	89
7100176940	87
7100179815	45
7100181358	90
7100181788	89
7100182225	78
7100182231	73
7100182456	74
7100182457	73
7100182487	76
7100182488	76
7100182499	73
7100182517	73
7100182554	76
7100182555	76
7100182579	40
7100182599	73
7100182601	72
7100182637	40
7100187013	33
7100187014	33
7100187015	33
7100187016	33
7100187017	33
7100190717	33
7100190718	33
7100190719	33
7100190720	33
7100190721	33
7100190722	33
7100190723	33
7100190724	33
7100190725	33
7100190726	33
7100191877	36
7100192330	35
7100192331	35
7100192332	35
7100192333	35
7100192334	35
7100192335	35
7100192336	36
7100192337	36
7100192338	36
7100192339	36
7100192340	36
7100192341	36
7100192704	45
7100192705	45
7100192706	45
7100192707	35
7100192708	35
7100192709	35
7100192710	35
7100192711	35
7100192712	46

Produkt Index

Produkt-ID	Sida
7100192733	46
7100192734	46
7100192735	36
7100192736	36
7100192737	36
7100192738	36
7100192739	36
7100193601	78
7100196538	25
7100196539	25
7100196540	25
7100196789	25
7100196790	25
7100196791	25
7100196792	25
7100196793	25
7100196794	25
7100196797	25
7100196798	25
7100196799	25
7100196800	25
7100196812	25
7100196813	25
7100196815	25
7100196816	25
7100196817	25
7100196818	25
7100196819	25
7100196820	25
7100196821	25
7100197061	25
7100197431	25
7100200775	38
7100209414	76
7100209618	76
710021074	31
7100213967	56
7100214038	56
7100214085	56
7100214087	56
7100214088	56
7100214089	56
7100218922	93
7100218932	89
7100218933	89
7100218934	89
7100218935	89
7100218936	90
7100218937	89
7100218938	89
7100218939	89
7100218940	89
7100218941	89
7100218942	89
7100218943	84
7100218945	86
7100218946	96
7100218947	96

Produkt-ID	Sida
7100218948	84
7100218950	87
7100218951	92
7100218952	92
7100218953	87
7100218954	87
7100218955	87
7100218956	93
7100218957	93
7100218959	89
7100218960	93
7100218961	93
7100218962	86
7100218963	96
7100218964	86
7100218965	86
7100218966	85
7100218967	85
7100218968	85
7100218969	85
7100218970	96
7100218971	89
7100218972	85
7100218973	84
7100218974	93
7100218975	86
7100218976	86
7100218977	85
7100218978	84
7100218979	96
7100218980	86
7100218981	85
7100218982	84
7100218983	93
7100218984	87
7100218985	86
7100218986	96
7100218988	84
7100218990	84
7100218991	85
7100218992	94
7100218993	87
7100218994	96
7100218996	84
7100218999	85
7100219000	85
7100219001	87
7100219002	92
7100219003	96
7100219004	90
7100219005	85
7100219006	96
7100219007	87
7100219008	84
7100219009	92
7100219010	96
7100219011	85
7100219013	90

Produkt-ID	Sida
7100219014	84
7100219015	96
7100219016	84
7100219017	85
7100219018	96
7100219020	93
7100219021	85
7100219022	85
7100219023	89
7100219024	85
7100219025	85
7100219026	96
7100219027	96
7100219028	89
7100219029	92
7100219030	89
7100219033	90
7100219034	96
7100219035	92
7100219036	89
7100219037	89
7100219038	89
7100219040	87
7100219041	87
7100219042	96
7100219043	89
7100219044	96
7100219045	89
7100219046	89
7100219047	96
7100219048	96
7100219049	89
7100219050	89
7100219051	89
7100219052	90
7100219053	89
7100219054	89
7100219055	89
7100219056	89
7100219057	89
7100219058	87
7100219059	85
7100219060	92
7100219061	92
7100219062	94
7100219064	94
7100219066	92
7100219067	92
7100219068	87
7100219071	89
7100219073	92
7100219074	94
7100219145	92
7100219146	87
7100222628	31
7100222630	31
7100222757	31
7100226878	33

Produkt-ID	Sida
7100226879	33
7100226884	33
7100226885	33
7100226886	33
7100226887	33
7100226888	33
7100226890	33
7100226891	33
7100226892	33
7100233439	37
7100233440	37
7100233606	37
7100233607	38
7100233608	37
7100233609	37
7100233623	37
7100233774	37
7100233775	37
7100233776	37
7100233779	38
7100233783	38
7100233793	37
7100233794	37
7100233795	37
7100233800	38
7100233803	37
7100233804	37
7100233805	37
7100233806	37
7100233809	37
7100233812	37
7100233813	37
7100233816	38
7100233817	38
7100233818	38
7100233819	38
7100234022	37
7100234045	37
7100234046	38
7100239219	25
7100239223	25
7100239224	25
7100240279	25
7100242134	100
7100244891	33
7100244892	33
7100245353	33
7100246422	26
7100246524	26
7100246525	26
7100246533	26
7100246534	26
7100246535	26
7100248337	26
7100248339	26
7100249319	27
7100249320	27
7100249321	27

Produkt Index

Produkt-ID	Sida
7100249322	27
7100249427	27
7100249431	27
7100249443	27
7100249473	27
7100249665	111
7100249666	111
7100249667	111
7100249668	111
7100254164	96
7100254165	96
7100254166	96
7100256317	59
7100256328	59
7100256410	58
7100256411	58
7100256412	59
7100256507	58
7100256508	58
7100256509	58
7100256513	58
7100256514	58
7100256515	58
7100256517	58
7100256518	58
7100256520	58
7100256521	58
7100256522	59
7100258651	110
7100258652	110
7100258707	109
7100258787	110
7100258799	109
7100258800	110
7100258801	109
7100258878	110
7100258879	110
7100258882	110
7100258883	110
7100258884	109
7100258885	109
7100258886	109
7100258887	109
7100259232	109
7100259732	112
7100263549	109
7100263555	109
7100263558	109
7100263559	109
7100264068	109
7100264069	109
7100264070	109
7100264073	109
7100264077	109
7100264078	109
7100264079	109
7100264089	50
7100264090	49

Produkt-ID	Sida
7100264091	49
7100264092	50
7100264138	50
7100264139	49
7100264141	50
7100264142	50
7100264150	49
7100264151	50
7100264156	50
7100264159	49
7100264161	50
7100264164	49
7100264165	49
7100264166	50
7100264167	49
7100264169	49
7100264170	49
7100264171	49
7100264172	49
7100264173	50
7100264174	49
7100264193	49
7100264194	50
7100264195	49
7100264196	50
7100264197	50
7100264198	49
7100264199	50
7100264203	50
7100264204	49
7100264239	109
7100264427	50
7100264428	50
7100264429	50
7100264438	49
7100266289	95
7100266290	95
7100266291	95
7100266292	95
7100270476	102
7100270872	49
7100271028	49
7100271030	50
7100272016	50
7100272236	49
7100272237	50
7100273463	102
7100273845	102
7100273863	102
7100274222	41
7100274223	41
7100274224	42
7100274225	41
7100274226	41
7100274227	41
7100274228	42
7100274229	41
7100274270	41

Produkt-ID	Sida
7100274271	41
7100274272	41
7100274273	41
7100274274	41
7100274275	41
7100274277	42
7100274279	41
7100274660	41
7100274661	41
7100274662	41
7100274663	41
7100274664	41
7100274665	41
7100274666	41
7100274667	41
7100274668	42
7100274669	41
7100274670	41
7100274671	42
7100274704	42
7100274705	41
7100274706	41
7100275253	42
7100275255	41
7100275256	41
7100275258	42
7100275259	41
7100275260	41
7100275261	41
7100275836	41
7100275837	41
7100275838	42
7100275844	41
7100275845	42
7100275899	41
7100276268	41
7100278691	102
7100281803	32
7100281804	32
7100281806	32
7100281810	32
7100281811	32
7100282219	32
7100282510	32
7100282513	32
7100284216	31
7100284218	31
7100284266	32
7100284267	32
7100284268	32
7100284271	32
7100284340	31
7100284341	31
7100284342	32
7100284343	32
7100284344	32
7100284353	32
7100284356	32

Produkt-ID	Sida
7100284506	32
7100284508	32
7100284518	31
7100284520	32
7100284521	31
7100284530	31
7100284531	31
7100284565	31
7100284662	31
7100284769	31
7100284886	31
7100288455	72
7100288456	72
7100288457	72
7100288524	77
7100288556	72
7100288566	77
7100289436	111
7100289510	111
7100289603	88
7100289604	88
7100289605	88
7100289606	88
7100289607	88
7100289608	88
7100289609	88
7100289610	88
7100290100	58
7100290101	58
7100290244	58
7100290246	58
7100290248	59
7100290249	58
7100290250	58
7100290251	58
7100290252	59
7100290253	59
7100290254	58
7100290255	58
7100290649	48
7100290763	58
7100291543	48
7100296134	112
7100296135	112
7100303829	52
7100303830	52
7100303831	52
7100303963	53
7100303971	54
7100303972	54
7100303973	54
7100303974	54
7100303975	54
7100303979	53
7100303980	53
7100303981	53
7100303982	53
7100303983	53

■ Produkt Index

Produkt-ID	Sida
7100303993	52
7100303994	52
7100303995	52
7100303997	52
7100303998	52
7100303999	52
7100304000	52
7100304003	52
7100304056	52
7100304120	52
7100304121	52
7100304123	52
7100304124	52
7100304127	52
7100304304	52
7100304305	52
7100304306	52
7100305148	54
7100305230	52
7100305445	54
7100305446	54
7100305447	54
7100305448	54
7100305449	54
7100305453	53
7100308530	18
7100308531	18
7100309787	19
7100309789	19
7100309790	18
7100309794	18
7100309795	19
7100309798	19
7100309904	18
7100309905	18
7100310794	19
7100312955	53
7100313150	83
7100326912	83
7100329003	83
7100329004	83
7100329005	83
7100329006	83
7100329007	83
7100329008	83
7100329009	83
7100329010	83
7100329011	83
7100329012	83
7100329013	83
7100329014	83
7100329043	83
7100329044	83
7100329045	83
7100329046	83
7100329047	83

3M garanterar att varan vid leverans är felfri med avseende på material och utförande och att den svarar mot angivna specifikationer. För arbetsresultat vid varans användning kan garanti ej lämnas, varför köparen själv bör övertyga sig om produktens lämplighet för det avsedda ändamålet. Se i övrigt 3M:s Allmänna Leveransvillkor

3M Svenska AB — Allmänna leveransvillkor

Dessa allmänna leveransvillkor gäller såvida inte 3M Svenska AB ("3M") och kunden skriftligen överenskommit annat.

Anbud, priser m.m.

1. Offert är bindande för 3M under trettio (30) dagar från dess datum, såvida ej annat skriftligen angivits. Utfästelser vid sidan av offert, orderbekräftelse och/eller dessa allmänna leveransvillkor är bindande för 3M endast under förutsättning att de skriftligen bekräftats av 3M.
2. Uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, etc. i kataloger, prospekt, cirkulär m.m. är ungefärliga och bindande endast i den mån detta skriftligen överenskommits. Tekniska data lämnas med förbehåll för konstruktionsändringar.
3. Förändringar av tullavgifter, skatter eller andra offentliga avgifter eller pålagor, som medför ökade kostnader för 3M, berättigar 3M att höja i offert angivet, eller avtalat, pris. På order som understiger 10 000 kronor (exkl. moms) eller sådant annat visst minsta belopp som 3M vid var tidpunkt fastställer ("Minimibelopp"), tillkommer en särskild avgift om 1500 kronor (exkl. moms) eller sådant annat belopp som 3M vid var tidpunkt fastställer.
4. Alla priser gäller exklusive mervärdesskatt och annan skatt eller offentlig avgift. Priserna är baserade på i offerten angiven växelkurs för svenska kronor i förhållande till den utländska valuta som är angiven i offerten eller, om sådan växelkurs ej angetts, på offertdagen gällande säljkurs för den utländska valuta som anges i offerten, enligt av Bankföreningen genom Nasdaq OMX dagligen utgivna fixkurser (baskursen). Om av Bankföreningen genom Nasdaq OMX utgivna säljkurser (fixkurser) för tillämplig valuta före (del)leveransdagen avviker i förhållande till ovan angivna baskurs med mer än fem (5) procentenheter äger 3M rätt att korrigera priset i relation till hela förändringen. Bankföreningens genom Nasdaq OMX utgivna säljkurser (fixkurser) publiceras på Sveriges Riksbanks hemsida, www.riksbank.se.

Betalning

5. Betalning skall ske inom trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med en årlig räntesats motsvarande Riksbankens vid varje tidpunkt gällande referensränta jämte åtta (8) procentenheter.
6. Varar dröjsmål med betalning längre tid än två (2) veckor, har 3M rätt att med omedelbar verkan häva köpet. I händelse av sådan hävning är kunden skyldig att omedelbart återlämna obetalda varor till 3M.
7. Intill dess köpeskillingen till fullo blivit betald, äger 3M rätt att fordra fullgod säkerhet för ännu icke betald del av köpeskillingen. Ställs ej ofördröjligen fullgod, av 3M godkänd, säkerhet äger 3M rätt att häva köpet.

Frakt och emballage

8. 3M ombesörjer emballering och leverans av varor till kunden. Frakt- och hanteringsavgift debiteras enligt 3M's vid leveranstidpunkten tillämpade tariffer. Eventuella palkkostnader kan komma att debiteras kunden separat. Om kunden begär expressleverans, med exempelvis expressgod, extrabil, bud eller flyg, skall kunden, utöver 3M's hanteringsavgift, betala hela den faktiska fraktkostnaden. För leverans till mottagare utanför Sverige gäller särskilda villkor. Bestämmelser om ansvar för varan under transporten anges i punkt 9.

Leveransvillkor

9. Leveransvillkor är DAP, Incoterms 2020.

Leveransvillkoren kompletteras med slutdestination i orderbekräftelsen.

Kunden skall, om skada på varan uppstått under transporten, underrätta 3M härom i enlighet med punkt 16.

Leveranstid m.m.

10. Om inte annat skriftligen överenskommits löper angiven leveranstid från dagen för orderbekräftelsen. Varan skall anses levererad då risken för varan övergått till kunden enligt punkt 9.
11. Försenas leverans (eller delleverans) med mer än 1/3 av den avtalade leveranstiden, dock med minst tre (3) veckor, och beror förseningen på 3M, äger kunden rätt att häva köpet i den del som avser den försenade leveransen (eller delleveransen), om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för kunden. Hävning skall ske skriftligen inom en (1) vecka efter det att hävningsrätt inträtt. Denna punkt reglerar uttömmande kundens hävningsrätt vid leveransförsening.
12. Försenad leverans, eller hävning efter försenad leverans, berättigar till skadestånd endast om särskild skriftlig överenskommelse träffats mellan 3M och kunden.
13. Vid leverans av vara som ej lagerförs av 3M utan anskaffats efter beställning äger 3M rätt till över- eller underleverans med högst tio (10) procent av överenskommen kvantitet.

Ansvar för fel

14. 3M ansvarar för att såld vara, vid den tidpunkt då risken för varan enligt punkt 9 går över på kunden, är fri från fel och brister med avseende på konstruktion, material och tillverkning. Om varan är sådan att intrimning eller service erfordras, ansvarar 3M endast för fel som kvarstår efter det att erforderlig intrimning och service har gjorts. Denna punkt 14 anger uttömmande 3M's ansvar för fel och brister i såld vara. Övriga uttryckliga eller underförstådda utfästelser och garantier är utan verkan.
15. 3M's ansvar omfattar endast fel eller brist som förelåg vid tidpunkten för riskens övergång på kunden enligt punkt 9 och som visar sig inom trettio (30) dagar från den tidpunkten. Denna period förlängs inte på grund av stillestånd orsakat av fel eller brist i levererad vara.
16. Kunden skall genast sedan fel eller brist upptäckts skriftligen reklamera detta till 3M genom en utförlig beskrivning av felet eller bristen. Reklamation skall dock alltid vara 3M tillhanda senast sju (7) dagar efter det att kunden upptäckt eller bort upptäcka felet eller bristen. Kunden äger inte rätt att göra påföljder gällande för fel eller brist som inte reklamerats i enlighet med denna punkt.
17. Sedan 3M mottagit reklamation avgiven i enlighet med punkt 16 och förutsatt att 3M godkänner reklamationen, skall 3M äga rätt att, efter eget val, återta den felaktiga varan och ersätta kunden med ett belopp motsvarande den köpeskilling som kunden erlagt, eller att reparera eller byta ut den felaktiga varan. För varor eller delar som bytts ut eller reparerats enligt denna punkt har 3M samma ansvar som för den ursprungliga varan under en tid av trettio (30) dagar.
18. 3M's ansvar för fel och brister i levererade varor är begränsat till vad som ovan angivits. Vid fel eller brist i vara äger kunden inte göra gällande andra påföljder än de som angivits ovan.

Indirekt skada m.m.

19. Kunden har inte rätt till, och 3M är inte i något fall skyldig att betala, ersättning för följdskadcr såsom utebliven vinst, vinstbortfall eller annan indirekt skada. 3M är inte heller, med undantag för produktansvar (se nedan), i något fall skyldig att betala ersättning för skada som levererad vara orsakat på annan egendom eller person.
20. I fråga om produktansvar ansvarar 3M endast för fel eller säkerhetsbrister enligt tvingande regler om produktansvar. 3M ansvarar dock inte för fel eller säkerhetsbrister som orsakats på grund av kundens eller en tredje mans användning eller missbruk, underhåll, installation, instruktion, modifiering, anpassning eller dylikt.

Kunden förbinder sig att underrätta 3M om anspråk som framställs till kunden och bereda 3M möjlighet att, om 3M så önskar, lämna synpunkter på utformningen av kundens talan eller villkoren vid eventuell förlikning med den som framställt skadeståndsanspråket.

Regelefterlevnad

21. Kunden samt dess ägare, ledningspersoner, anställda samt andra representanter och företrädare för kunden (gemensamt "Företrädare") samt till kunden närstående juridiska enheter, underleverantörer och konsulter skall agera i enlighet med tillämplig nationell och internationell lagstiftning (inklusive, men inte begränsat till, mutlagstiftning, regler om penningtvätt, konkurrensrättslig-, arbetsmiljörättslig- och miljörettslig lagstiftning) samt andra bestämmelser som gäller för 3M och/eller kunden och/eller de tjänster eller produkter som avtalet med kunden i förevarande fall avser (gemensamt "Bestämmelserna"). Kunden förbinder sig att omedelbart informera 3M om kunden får kännedom om, eller har anledning att anta, att kunden, dess närstående enheter, underleverantörer, konsulter eller Företrädare bryter mot Bestämmelserna.
22. Kunden garanterar att varken kunden eller till kunden närstående juridiska enheter, underleverantörer, konsulter eller Företrädare kommer att genomföra, godkänna eller erbjuda lån, gåva, donation, betalning eller annan värdeöverföring, direkt eller indirekt, i syfte att erhålla, behålla eller styra affärstransaktion eller få otillåten fördel i avtal eller affärstransaktion som involverar 3M, till någon person, inkluderande, men inte begränsat till, anställda i statliga myndigheter och verk, personer som innehar anställning hos regering eller riksdag, i kommuner, i landstingskommuner eller i statliga eller kommunala hel- eller delägda bolag, politiska partier eller internationella organisationer, personer som innehar eller kandiderar till politiska uppdrag, anställda hos 3M eller nuvarande och potentiella kunder till 3M.
23. Vid brott mot punkt 21 och 22 äger 3M rätt att med omedelbar verkan häva avtalet med kunden.

Äganderättsförbehåll

24. Levererade varor förblir 3M's egendom till dess full betalning erlagts för 3M's fordringar på kunden.
25. Det åligger kunden att teckna försäkring (med 3M som förmånstagare) för levererade varor. Försäkringen skall gälla från den dag risken för varorna övergår till kunden till den dag full betalning erlagts enligt punkt 24.

Immateriella rättigheter

26. Kunden skall omedelbart underrätta 3M om tredje man riktar krav mot kunden på den grunden att vara som levererats gör intrång i tredje mans immateriella rätt (patent, mönster, varumärke, upphovsrätt eller annan immateriell rätt). Under förutsättning att kunden lämnar sådan omedelbar underrättelse och under förutsättning att kunden exklusivt befullmäktigar 3M att utforma och föra kundens talan, åtar sig 3M att på egen bekostnad driva kundens talan mot, eller ingå förlikning med, den tredje man vars immateriella rätt kränkts av levererad vara.
27. Om behörig domstol konstaterar att levererad vara gör intrång i tredje mans immateriella rätt, åtar sig 3M att, efter eget val och på egen bekostnad, utverka rätt för kunden att fortsätta att använda varan, modifiera eller ersätta varan med annan vara som inte kränker tredje mans rätt eller, mot varans återlämnande, återbetala köpeskillingen för varan. 3M äger dock alltid debitera, och kunden är skyldig att betala, belopp som motsvarar kundens användning av varan för tiden mellan leverans och inträngens påtalande. Om 3M modifierat eller utvecklat ny vara enligt kundens instruktioner eller specifikationer, skall kunden ersätta 3M för alla kostnader och all skada som kan uppkomma till följd av att den nya eller modifierade varan gör intrång i annans immateriella rätt.

Force majeure

28. Om part till följd av force majeure inte kan fullgöra sina förpliktelser äger motparten inte på grund härav göra gällande några påföljder. Avser hindret kundens möjlighet att erlägga betalning äger 3M emellertid rätt att innehålla varan till dess betalning sker. Om hinder att erlägga betalning varar längre tid än fyra (4) veckor äger 3M även rätt att häva köpet.
29. Med force majeure förstås att prestation försvåras, förhindras eller försenas på grund av krig, uppror eller upplopp, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, export- eller importrestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, arbetskonflikt, naturkatastrofer, inskränkningar i fråga om drivkraft, eldsvåda, fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, vilka har sin grund i sådan omständighet som anges i denna punkt, samt varje annan omständighet som part inte kan råda över.

Tillämplig lag och tvister

30. Svensk materiell rätt skall gälla för parternas avtalsförhållande och tvist med anledning därav. Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor skall ej äga tillämpning.
31. Tvist med anledning av dessa allmänna leveransvillkor och samtliga rättsförhållanden som har samband härmed skall slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut ("Institutet"). Skiljeförfarandets säte skall vara Stockholm. Språket för förfarandet skall vara svenska.
32. Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall tillämpas om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomregler för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut skall tillämpas. I sistnämnda fall skall Institutet också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän.
33. Vad som föreskrivs ovan skall inte innebära någon begränsning i 3M's rätt att för utfående av förfallen fordran väcka talan vid domstol eller kronofogdemyndighet i kundens hemort.
34. Parterna förbinder sig, utan begränsningar i tiden, att inte avslöja förekomsten av eller innehållet i skiljedom i anledning av dessa allmänna leveransvillkor eller information om förhandlingar eller skiljeförfarande i anledning av detsamma. Vad som föreskrivs i denna punkt gäller inte såvida annat följer av lag, annan författning, myndighets bud, börsregler eller god sed på aktiemarknaden eller annars erfordras för doms verkställighet.
35. Det förhållande att tvist uppstått befriar inte kunden från skyldighet att erlägga betalning eller att i övrigt fullgöra sina åligganden.

Övrigt

36. Underlåtenhet av part att åberopa brott mot vad som har överenskommits eller att utöva sina rättigheter på grund av sådant uppkommet avtalsbrott, innebär inte att part avstår från att åberopa sina rättigheter vid därefter uppkommande avtalsbrott.
37. Beträffande fråga som regleras i dessa allmänna leveransvillkor utgör vad som häri anges en fullständig reglering av 3M's förpliktelser och kundens rättigheter. Beträffande sådan fråga äger kunden inte kräva annat avhjälpande eller annan påföljd än vad som framgår av dessa allmänna leveransvillkor.
38. Flertalet tillverkningsenheter är certifierade enligt ISO 9001. 3M levererar dock i vissa fall produkter från icke certifierade enheter. Vänligen kontakta oss för information om enskilda produkter.

December 2021

LDSE/12-2021



3M Svenska AB
Herrjärva torg 4
170 67 Solna
Sweden
Tel : 08-92 21 00
www.3M.se