

**3M** Science.  
Applied to Life.™



3M France - 3M Belgium bvba/sprl - 3M (Schweiz) GmbH

# Catalogue Produits 2024

Solutions pour la Protection Individuelle

**Applicable à compter du 1er Octobre 2023**

Les informations contenues dans ce catalogue sont à jour à la date de publication. La disponibilité des produits peut être modifiée par 3M de temps à autre moyennant un préavis au client. 3M ne peut être tenu pour responsable de toute erreur ou omission.



# ■ Table des Matières

## Protection respiratoire

Appareils respiratoire jetables	9
Demi-masques	12
Appareils respiratoires couvrant complètement le visage	17
Cartouches et filtres	19
Essai d'ajustement de masque	23
Accessoire, pièce de rechange pour masque réutilisable	28
Systèmes pour appareils respiratoires à ventilation assistée	36
Systèmes pour appareils respiratoires à adduction d'air	41
Masque respiratoire et accessoires	43
Pièces et accessoires pour système à ventilation assistée	47

## Détection et contrôle

Dispositifs de Détection	56
--------------------------	----

## Protection auditive

Bouchons d'oreilles	67
Distributeurs de bouchons d'oreilles	73
Coquilles antibruit	74
Kits d'hygiène	79
Test d'ajustement de protection auditive	80

## Protection auditive communicante

Solutions intra-auriculaires	88
Casques communicants	89
Pièce, accessoire pour protection auditive communicante	98

## Protection de la tête et du visage

Casques de sécurité	116
---------------------	-----

# ■ Table des Matières

Visières	125
Accessoires pour la protection de la tête	126

## **Protection oculaire**

Lunettes de sécurité	133
Lunettes-masques	144
Accessoires de lunettes de protection	146

## **Protection du soudeur**

Cagoules de soudage et filtres optoélectroniques	153
Masque et casque de soudage avec système 3M™ Adflo™	158
Filtres de soudage	161
Accessoires de cagoules de soudage	164

## **Habillements et vêtements de travail**

Combinaisons	174
Blouses de laboratoire	181
Accessoires de vêtements de protection	182

**50** <sup>+</sup>ans de  
**leadership en**   
**santé et sécurité**



## Développez vos connaissances par simple clic



L'employeur a l'obligation d'évaluer les risques, les prévenir par exemple en fournissant des équipements de protection individuelle adaptés et d'assurer une formation appropriée. Mettez vos connaissances à jour et découvrez les dernières nouveautés, bénéficiez de conseils pratiques et profitez de bien d'autres avantages proposés par les experts de l'industrie 3M.

**Accéder à l'événement**  
en direct ou regarder sur demande:







# Protection respiratoire

# 3M™ Solutions pour la protection individuelle

## Masques respiratoires jetables



Les masques respiratoires jetables sont un excellent choix pour les lieux de travail où le nettoyage et l'entretien ne sont pas pratiques.

Construits à partir de matériaux avancés, y compris 3M™ Média filtrant électret avancé, les masques respiratoires jetables 3M™ sont conçus pour le confort et la protection, permettant à votre équipe de donner le meilleur d'elle-même.

## Masques réutilisables



Les masques réutilisables peuvent aider à réduire les coûts et les déchets\* dans les lieux de travail où un nettoyage et un entretien réguliers sont possibles.

Conçus pour être facile à utiliser et utilisant des matériaux confortables et durables, les masques réutilisables 3M™ aideront à donner confiance à votre équipe dans sa protection.

## Appareils respiratoires à ventilation assistée et adduction d'air



Les appareils respiratoires à ventilation assistée et à adduction d'air peuvent intégrer une protection de la tête, des yeux, du visage, de l'ouïe et des voies respiratoires, tout en assurant le confort de votre équipe pendant de longues périodes.

Conçus pour s'adapter à différentes conditions, les systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée et adduction d'air 3M™ aideront à protéger votre équipe dans des environnements exigeants.

\*Par rapport à l'utilisation et à l'élimination quotidiennes des masques respiratoires jetables, lorsque le masque réutilisable est correctement entretenu.

	Masques respiratoires jetables	Masques réutilisables	Appareils respiratoires à ventilation assistée et adduction d'air
Peut fournir une protection contre les dangers liés aux particules (par exemple, la poussière, les brouillards, les fumées de soudage)	✓	✓	✓
Peut fournir une protection contre les dangers liés aux gaz et aux vapeurs (p. ex. solvants)	✗	✓	✓
Nettoyage et maintenance requis	✗	✓ <sup>1</sup>	✓
Options pour les porteurs avec une pilosité faciale	✗	✗	✓
Options pour les entreprises qui préfèrent ne pas faire face au test d'ajustement <sup>2</sup>	✗	✗	✓ <sup>2</sup>

1. Des options sans entretien sont disponibles. Par exemple le 3M™ Masque réutilisable sans entretien série 4000+.

2. Les tests d'ajustement du visage sont une exigence légale dans certains pays et constituent toujours la meilleure pratique recommandée par 3M pour les masques bien ajustés.



# Protection respiratoire

## Appareils respiratoire jetables

Focus

### Masques antipoussière 3M™ Aura série 9300+ Gen3

Le masque antipoussière 3M™ Aura™ série 9300+Gen3 représente la troisième génération de masques 3M™ Aura™ rabattables les plus populaires.

- La conception d'origine à 3 panneaux rabattables s'adapte à une grande variété de formes et de tailles de visages.
- La valve 3M™ Cool Flow™ Confort assure l'évacuation d'une quantité plus élevée d'air chaud expiré, contribuant ainsi à améliorer votre confort. \*par rapport au modèle équivalent 3M™ Aura™ série 9300+
- Le média filtrant Electret innovant de 3M™ vous permet de respirer plus facilement



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100138120	9322+GEN3SV	Masque antipoussière 3M™ Aura™, FFP2, avec valve, série 9322+Gen3	40	Pièce
7100138357	9332+GEN3SV	Masque antipoussière 3M™ Aura™, FFP3, avec valve, série 9332+Gen3	40	Pièce
7100134313	9322+GEN3	Masque antipoussière 3M™ Aura™, FFP2, avec valve, série 9322+Gen3	120	Pièce
7100134314	9332+GEN3	Masque antipoussière 3M™ Aura™, FFP3, avec valve, série 9332+Gen3	120	Pièce

### Masques antipoussière 3M™ Aura™ série 9300+

Les masques à particules 3M™ Aura™ série 9300+ présentent une conception ergonomique à 3 panneaux rabattables et sont dotés d'un média filtrant à faible résistance respiratoire. Offrant des niveaux de protection FFP1, FFP2 et FFP3, nos masques respiratoires sont proposés avec ou sans valve. Ils présentent une bande pour le menton innovante facilitant les ajustements et un panneau supérieur embossé et sculpté visant à réduire la formation de buée sur les lunettes.

- Conception d'origine à 3 panneaux offrant une plus grande liberté de mouvement du visage
- La technologie de filtration à faible résistance vous permet de respirer plus facilement
- Disponible avec la valve 3M™ Cool Flow™ qui réduit l'accumulation de chaleur



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100258911	9312+	Masque antipoussière 3M™ Aura™, FFP1, avec valve, série 9312+	120	Pièce
7100258912	9310+	Masque antipoussière 3M™ Aura™, FFP1, sans valve, série 9310+	240	Pièce
7100258909	9322+	Masque antipoussière 3M™ Aura™, FFP2, avec valve, série 9322+	120	Pièce
7100258910	9320+	Masque antipoussière 3M™ Aura™, FFP2, sans valve, série 9320+	240	Pièce
7100258913	9332+	Masque antipoussière 3M™ Aura™, FFP3, avec valve, série 9332+	120	Pièce
7100258908	9330+	Masque antipoussière 3M™ Aura™, FFP3, sans valve, série 9330+	240	Pièce
7000088730	9322+BV	Masque antipoussière 3M™ Aura™, FFP2, avec valve, vrac, 9322+	330	Pièce

# Protection respiratoire

## Masques antipoussière 3M™ Aura™ série 9400+

Les masques antipoussière 3M™ Aura™ série 9400+ offrent des protections respiratoires FFP2 et FFP3. Notre conception à 3 panneaux rabattables ne comporte aucune agrafe et présente une couleur bleue hautement visible. Elle est également dotée d'une barrette nasale intégrée révélée par les détecteurs de métaux, d'un panneau supérieur embossé afin de réduire la formation de buée sur les lunettes et sculpté pour garantir la compatibilité avec les lunettes. Ils sont livrés sous emballage individuel hygiénique.



- Couleur bleue vive très visible, visant à faciliter l'identification
- Aucune agrafe, ni petite pièce amovible, contribuant ainsi à réduire le risque de contamination
- „Conception à 3 panneaux offrant une plus grande liberté de mouvement du visage lorsque vous discutez“

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000088835	9422+	9422+ Masque de protection respiratoire FFP2 NR D de couleur bleu, avec soupape d'expiration Cool-Flow jusqu'à 10 fois la valeur limite (emballage individuel hygiénique)	120	Pièce
7000088836	9432+	9432+ Masque de protection respiratoire FFP3 NR D de couleur bleu, avec soupape d'expiration Cool-Flow jusqu'à 30 fois la valeur limite (emballage individuel hygiénique)	120	Pièce

## Masque antipoussière 3M™ série 8000

La gamme de masques antipoussière 3M™ 8000 est une série de masques en forme de godet à double brides légers. Ils assurent une protection respiratoire FFP1, FFP2 et FFP3 et sont dotés d'une forme convexe, d'une mousse et d'une barrette nasale ajustable qui permettent d'obtenir un ajustement optimal sur un grand nombre de morphologies de visage.



- Masques respiratoires robustes à forme de coque
- Protection FFP1 (FNP 4), FFP2 (FNP 12) et FFP3 (FNP 50) contre les poussières et les brouillards
- La conception légère à double bride, la mousse et la barrette nasale contribuent à un ajustement confortable et personnalisé

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100003010	8810	8810 Masque de protection respiratoire FFP2 NR D jusqu'à 10 fois la valeur limite	240	Pièce
7100101091	8822	8822 Masque de protection respiratoire FFP2 NR D avec soupape d'expiration Cool-Flow jusqu'à 10 fois la valeur limite	240	Pièce
7000034734	8710	Masque antipoussière 3M™, FFP1, sans valve, série 8710E	240	Pièce
7100091323	8833SV	Masque antipoussière 3M™, FFP3, avec valve, petit lot, 8833SP	20	Pièce
7000006980	8812	Masque antipoussière 3M™ 8812 FFP1 avec valve	240	Pièce
7100081543	8825+	Masque antipoussière 3M™ 8825+ FFP2 avec valve	50	Pièce
7100057145	8833	Masque antipoussière 3M™ 8833 FFP3 avec valve	80	Pièce
7100081542	8835+	Masque antipoussière 3M™ 8835+ FFP3 avec valve	50	Pièce

# Protection respiratoire

## Masques antipoussière spéciaux 3M™ série 9900

Les masques antiparticules spécialisés 3M™ assurent une protection respiratoire FFP1, FFP2 et FFP3 ultralégère et confortable contre les vapeurs organiques, les gaz acides, l'ozone, le fluorure d'hydrogène et les odeurs désagréables. Nos masques respiratoires sont munis d'une couche de charbon actif qui atténue les odeurs désagréables. La forme convexe, le joint facial intérieur souple, la barrette nasale et la double lanière permettent une adaptation à une multitude de visages, et les bandeaux tressés à code couleur vous permettent de déterminer rapidement leur niveau de protection.



- Assure une protection FFP1 (FNP 4), FFP2 (FNP 12) et FFP3 (FNP 50) contre les poussières et les brouillards
- La couche de charbon actif protège contre les odeurs désagréables et, sur certains modèles, les faibles niveaux de vapeurs organiques, de gaz acides et d'ozone (FNP 10)
- La forme convexe, la barrette nasale et la double sangle permettent un ajustement confortable sur une multitude de formes de visage

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000030031	9928	9928 Masque à ozone FFP2 R D avec soupape d'expiration Cool-Flow contre les particules jusqu'à 10 fois la valeur limite et contre l'ozone. Idéal pour le soudage!	80	Pièce
7000052909	9936	9936 Masque spécial FFP3 R D avec soupape d'expiration Cool-Flow jusqu'à 30 fois la valeur limite e contre le gaz acide inférieurs à la limite	180	Pièce
7000034739	9914	Masque antipoussière spécialisé 3M™, FFP1, avec valve, 9914	100	Pièce
7000034740	9913	Masque antipoussière spécialisé 3M™, FFP1, sans valve, 9913	100	Pièce
7000088787	9922	Masque antipoussière spécialisé 3M™, FFP2, avec valve, 9922	100	Pièce
7000034738	9926	Masque antipoussière spécialisé 3M™, FFP2, avec valve, 9926	100	Pièce

## Masque antipoussière 3M™ VFlex™ série 9100

Les masques antipoussière 3M™ VFlex™ assurent une protection économique et sont dotés d'un pli en V souple avec un matériau filtrant 3M exclusif favorisant une meilleure respiration. Nos masques sont munis d'une barrette nasale ajustable en métal pour un ajustement personnalisé, et de languettes latérales pour un positionnement simplifié sur votre visage. Disponible en deux tailles différentes, son design rabattable facilite le rangement.



- Une solution de protection respiratoire économique
- Les plis en V sont flexibles et se dilatent autour de la bouche pour un confort sans restriction
- Le matériau filtrant exclusif 3M facilite la respiration

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100199511	9161ES	Masque antipoussière 3M™ VFlex™, FFP1, avec valve, petit, 9161ES	300	Pièce
7100199244	9101ES	Masque antipoussière 3M™ VFlex™, FFP1, sans valve, petit, 9101ES	1000	Pièce
7100199150	9101E	Masque antipoussière 3M™ VFlex™, FFP1, sans valve, 9101E	1000	Pièce
7100199170	9162ES	Masque antipoussière 3M™ VFlex™, FFP2, avec valve, petit, 9162ES	300	Pièce
7100199512	9152ES	Masque antipoussière 3M™ VFlex™, FFP2, sans valve, petit, 9152ES	1000	Pièce
7100199151	9152E	Masque antipoussière 3M™ VFlex™, FFP2, sans valve, 9152E	1000	Pièce
7100199505	9161E	Masque antipoussière 3M™ VFlex™ FFP1, avec valve, 9161E	300	Pièce
7100199506	9162E	Masque antipoussière 3M™ VFlex™ FFP2 avec valve, 9162E	300	Pièce

# Protection respiratoire

## Demi-masques

### Focus

### Masques réutilisables sans entretien 3M™ série 4000+

Grâce aux cartouches et filtres intégrés, les masques réutilisables sans entretien 3M™ série 4000+ constituent une gamme de masques simples et prêts à l'emploi. Une nouvelle soupape améliorée permet de réduire la résistance expiratoire, et le joint facial texturé sans silicone est souple et non allergénique. Un sachet réutilisable permet de protéger votre demi-masque durant le transport ou le stockage.

- Une nouvelle soupape améliorée permet de réduire la résistance expiratoire pour un confort respiratoire amélioré
- Conception légère et équilibrée
- Grâce aux filtres intégrés, il est prêt à l'emploi et sans entretien



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100113098	4251+	Demi-masque réutilisable sans entretien 3M™, Filtres FFA1P2 R D, 4251+	10	Pièce
7100113101	4255+	Demi-masque réutilisable sans entretien 3M™, Filtres FFA2P3 R D, 4255+	10	Pièce
7100113102	4277+	Demi-masque réutilisable sans entretien 3M™, Filtres FFABE1P3 R D, 4277+	10	Pièce
7100113103	4279+	Demi-masque réutilisable sans entretien 3M™, Filtres FFABEK1P3 R D, 4279+	10	Pièce

### Focus

### Ventilateur 3M™ Cool Flow™

Le ventilateur 3M™ Cool Flow™ est un accessoire en option pour vos masques réutilisables sans entretien 3M™. Notre ventilateur est doté d'une fonction de contrôle à un seul bouton, qui offre plus de confort au porteur au cours des longues journées de travail. Il est rechargeable et livré avec un adaptateur.

- Réduit l'accumulation de chaleur et d'humidité
- Pour une utilisation avec les masques respiratoires réutilisables sans entretien 3M™ 4000+ ou 0694X+
- Accessoire en option qui se fixe simplement et en toute sécurité



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100135815	1040EU	Ventilateur 3M™ Cool Flow™, Standard, 1040	5	Pièce

# Protection respiratoire

## Focus

### Demi-masque réutilisable 3M™ Secure Click™ série HF-800

Conçu avec des fonctions intelligentes et intuitives, le demi-masque réutilisable 3M™ Secure Click™ Série HF-800 est simple, confortable et fiable. Disponible en trois tailles : petite, moyenne et grande. Nos masques sont tous livrés avec une membrane phonique en option.



- Respirabilité et confort accrus grâce au premier système de cartouches à quatre flux au monde
- Contrôle d'étanchéité avec le bouton poussoir permettant de bien s'assurer que le masque est correctement ajusté au visage
- Membrane phonique conçue pour faciliter la communication tout au long de votre travail

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100172005	HF-803SD	Demi-masque réutilisable 3M™ Secure Click™, membrane phonique, Large, HF-803SD	10	Pièce
7100171980	HF-802SD	Demi-masque réutilisable 3M™ Secure Click™, membrane phonique, Moyen, HF-802SD	10	Pièce
7100172006	HF-801SD	Demi-masque réutilisable 3M™ Secure Click™, membrane phonique, Petit, HF-801SD	10	Pièce
7100172004	HF-803	Demi-masque réutilisable 3M™ Secure Click™, Large, HF-803	10	Pièce
7100172003	HF-802	Demi-masque réutilisable 3M™ Secure Click™, Moyen, HF-802	10	Pièce
7100171979	HF-801	Demi-masque réutilisable 3M™ Secure Click™, Petit, HF-801	10	Pièce

## Focus

### Demi-masque réutilisable 3M™ série 7500

Les demi-masques réutilisables 3M™ série 7500 sont conçus avec un double filtre à baïonnette qui s'adapte à un large éventail de filtres légers 3M. Nos masques réutilisables série 7500 possèdent une soupape 3M™ Cool Flow™, une surface d'étanchéité douce pour un meilleur confort et un harnais unique doté d'une bride inférieure en option.



- Avec la surface d'étanchéité douce et la faible résistance respiratoire, ces masques peuvent être portés pendant de longues heures
- La soupape Cool Flow™ contribue à réduire l'accumulation de chaleur en laissant échapper l'air chaud expiré
- Conception à double filtre pour une répartition uniforme du poids et un champ de vision élargi

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000104176	7501	Demi-masque réutilisable 3M™, petite taille, 7501	10	Pièce
7000104177	7502	Demi-masque réutilisable 3M™, taille moyenne, 7502	10	Pièce
7000104178	7503	Demi-masque réutilisable 3M™, grande taille, 7503	10	Pièce
7000061554	7523M	Kit demi-masque réutilisable 3M™, filtre A2P3 R, masque taille moyenne, 7523M	4	Trousse
7000061556	7523L	Kit demi-masque réutilisable 3M™, filtre A2P3 R, masque grande taille, 7523L	4	Trousse

# Protection respiratoire

## Demi-masque réutilisable 3M™ série 6500QL

Le demi-masque respiratoire réutilisable 3M™ 6500QL est un choix haut de gamme pour protéger votre personnel contre certains contaminants en suspension dans l'air s'il est utilisé avec des filtres 3M approuvés.

- Un masque réutilisable conçu pour les environnements de travail difficiles et sales
- Avec le filtre à baïonnette 3M correct, il peut protéger contre les gaz, les vapeurs et/ou les particules dangereuses
- Mécanisme de loquet abaissable rapide pour abaisser ou relever rapidement le masque de votre visage



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100018995	6503QL	Demi-masque réutilisable 3M™, Quick Latch, grande taille, 6503QL	10	Pièce
7100020699	6501QL	Demi-masque réutilisable 3M™, Quick Latch, petite taille, 6501QL	10	Pièce
7100018994	6502QL	Demi-masque réutilisable 3M™, Quick Latch, taille moyenne, 6502QL	10	Pièce

## Demi-masque réutilisable 3M™ série 6000

Les demi-masques réutilisables 3M™ 6000 sont réalisés en élastomère léger pour plus de confort. Ils sont dotés d'un double filtre à baïonnette, d'un harnais de tête et d'une bride de cou facile à serrer. Notre demi-masques réutilisables sont profilés et sont disponibles en trois tailles.

- Économique, nécessitant peu d'entretien et facile à manipuler
- Demi-masques réutilisables conçus pour la simplicité
- Harnais de tête et bride de cou facile à serrer



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000146849	6300L	Demi-masque réutilisable 3M™, grande taille, 6300	8	Pièce
7000146845	6100	Demi-masque réutilisable 3M™, petite taille, 6100	8	Pièce
7000146847	6200M	Demi-masque réutilisable 3M™, taille moyenne, 6200	8	Pièce
7000112017	6200KIT	Kit demi-masque réutilisable 3M™, 6200	4	Pièce

# Protection respiratoire

## Demi-masque réutilisable 3M™ Série HF-300

Le demi-masque réutilisable 3M™ de la série HF-300 a été conçu pour le confort et la commodité de l'utilisateur. Compatible avec les filtres 3M™ série DT à filetage DIN, le demi-masque HF-300 offre une protection contre un large éventail de risques respiratoires. Pratique pour les lieux de travail où différents types de protection respiratoire sont utilisés, le HF-300 partage la gamme de filtres de la série DT avec l'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ de la série PF-600 et les masques complets réutilisables 3M™ des séries FF-300 et FF-600 ; cela réduit le nombre de types de filtres à conserver en stock. Veuillez noter que le demi-masque réutilisable 3M™ de la série HF-300 était auparavant nommé demi-masque réutilisable Scott™ AVIVA 40.



- Compatible avec les filtres 3M™ Série DT
- Trois tailles disponibles
- Disponible sous forme de kit prêt à l'emploi, complet avec masque et filtres

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100265024	HF-301	Demi-masque réutilisable 3M™ HF-301, taille S, 10 unités/boîte	10	Pièce
7100265524	HF-302	Demi-masque réutilisable 3M™ HF-302, taille M, 10 unités/boîte	10	Pièce
7100265229	HF-303	Demi-masque réutilisable 3M™ HF-303, taille L, 10 unités/boîte	10	Pièce
7100265073	HF-3024	Demi-masque réutilisable 3M™ et kit de filtre combiné A2P3 HF-3024, Taille M, 10 unités/boîte	10	Pièce
7100265070	HF-3011	Demi-masque réutilisable 3M™ et kit de filtre à particules P3 HF-3011, Taille S, 10 unités/boîte	10	Pièce
7100265235	HF-3021	Demi-masque réutilisable 3M™ et kit de filtre à particules P3 HF-3021, Taille M, 10 unités/boîte	10	Pièce
7100265071	HF-3031	Demi-masque réutilisable 3M™ et kit de filtre à particules P3 HF-3031, Taille L, 10 unités/boîte	10	Pièce
7100265072	HF-3014	Demi-masque réutilisable 3M™ et kit de filtre à particules combiné A2P3 HF-3014, Taille S, 10 unités/boîte	10	Pièce
7100265044	HF-3034	Demi-masque réutilisable 3M™ et kit de filtre à particules combiné A2P3 HF-3034, Taille L, 10 unités/boîte	10	Pièce

## Demi-masque réutilisable 3M™ Série HF-350

Le demi-masque réutilisable 3M™ de la série HF-350 a été conçu pour le confort et la commodité de l'utilisateur. Doté d'un filetage de filtre de 50 mm et compatible avec les filtres 3M™ PV-251, le demi-masque HF-350 est un choix pratique pour les utilisateurs du kit amiante du système de protection respiratoire à ventilation assistée 3M™ de la série PV-300, car il réduit le nombre de types de filtres à conserver en stock. Veuillez noter que le demi-masque réutilisable 3M™ de la série HF-350 était auparavant nommé demi-masque réutilisable Scott™ AVIVA 50.



- Compatible avec les filtres 3M™ PV-251
- Trois tailles disponibles
- Disponible sous forme de kit prêt à l'emploi, complet avec masque et filtres

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100265223	HF-351	Demi-masque réutilisable 3M™ HF-351, taille S, 50 mm, 10 unités/boîte	10	Pièce
7100265228	HF-352	Demi-masque réutilisable 3M™ HF-352, taille M, 50 mm, 10 unités/boîte	10	Pièce
7100265222	HF-353	Demi-masque réutilisable 3M™ HF-353, taille L, 50 mm, 10 unités/boîte	10	Pièce

# Protection respiratoire

## Boîtes de sécurité 3M™

Les boîtes de sécurité 3M™ sont une gamme d'équipements de sécurité prêts à l'emploi pour les applications de meulage, de collage et de peinture



- La protection respiratoire comprend : 1 demi-masque réutilisable 3M™, taille moyenne, 6200 ; 2 filtres antigaz et antivapeur à baïonnette 3M™, A2, 6055 ; 4 filtres à particules à baïonnette 3M™, P2R, 5925 ; 2 bagues de retenue de filtres 3M™ 501 ; 2 masques anti-particules 3M™ Aura™, P2, 9322
- La protection auditive comprend : 1 paire de bouchons d'oreille à arceau 3M™ 1310 ; 2 paires de bouchons d'oreille 3M™ série 1100
- Protection oculaire incluse : 1 lunettes-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ 2890SA

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000068092	1000M	Kit boîte de sécurité masque 3M™, 1000M	4	Pièce



# Protection respiratoire

## Appareils respiratoires couvrant complètement le visage

Focus

### Masques complets réutilisables 3M™ Secure Click™

Le masque complet réutilisable 3M™ Secure Click™ Série FF-800 protège contre les particules et/ou une grande variété de gaz et de vapeurs lorsqu'il est utilisé avec des filtres 3M™ Secure Click™ certifiés. Ce masque est doté de caractéristiques intéressantes qui en font la nouvelle génération de 3M en matière de confort, de respirabilité et de simplicité.



- Le contrôle d'étanchéité rapide et facile par bouton-poussoir à pression positive permet d'améliorer la confiance dans l'ajustement du masque
- Deux filtres antigaz et antivapeur à double flux sur chaque masque se combinent pour créer le premier système de filtre antigaz et antivapeur à quatre flux au monde avec quatre voies de circulation d'air qui facilitent la respiration et contribuent à améliorer le confort
- Grande visière pour un excellent champ de vision et traité avec le revêtement de protection Scotchgard™ pour une meilleure résistance à la peinture et aux taches

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100262626	FF-803	Masque complet réutilisable 3M™ Secure Click™, Large, FF-803	4	Pièce
7100262628	FF-802	Masque complet réutilisable 3M™ Secure Click™, Moyen, FF-802	4	Pièce
7100262627	FF-801	Masque complet réutilisable 3M™ Secure Click™, Petit, FF-801	4	Pièce

### Masque complet réutilisable 3M™ Série FF-600

Le masque complet réutilisable 3M™ de la série FF-600 est doté d'une visière panoramique conçue pour empêcher la distorsion visuelle et offrir un champ de vision pratiquement illimité. Compatible avec les filtres 3M™ de la série DT, et avec des options adaptées à l'utilisation dans le cadre d'un système de ventilation assistée, le masque FF-600 convient à un large éventail de porteurs et d'applications. Veuillez noter que le masque complet réutilisable 3M™ de la série FF-600 était auparavant nommé masque complet réutilisable Scott™ Vision 2/FM4.



- Conçu avec des caractéristiques visant à améliorer le confort de l'utilisateur, y compris un joint facial en caoutchouc de silicone liquide souple et flexible, un harnais de tête réglable à 5 points et une visière panoramique
- Compatible avec les filtres 3M™ de la série DT, ou utilisable comme masque pour l'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Série PF-600E+ (FF-600 uniquement)
- Disponible en trois tailles, chacune avec un choix de ports de filtre à montage frontal (FF-600F) ou à montage latéral (FF-600)

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100236941	FM4-M	Masque réutilisable complet 3M™, Moyen, FF-602	4	Pièce
7100236885	FM4-M	Masque réutilisable complet 3M™, Moyen/Grand, FF-603	4	Pièce
7100236942	FM4-S	Masque réutilisable complet 3M™, Petit, FF-601	4	Pièce

# Protection respiratoire

## Masque complet réutilisable 3M™ Série FF-300

Le masque complet réutilisable 3M™ Série FF-300 est notre masque complet multifonction conçu pour offrir une protection durable et confortable contre un large éventail de risques respiratoires. À associer aux systèmes à ventilation assistée 3M approuvés ou comme appareil de protection respiratoire à adduction d'air avec filtres 3M™ Série DT, protégeant contre de nombreux risques industriels.

- Masque filtre unique, pression négative ou pour appareil à ventilation assistée
- L'ouverture pour la transpiration offre plus de confort sur longues périodes.
- La visière est disponible en polycarbonate ou en matériau résistant à la chaleur



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100236989	FM3-L	Masque réutilisable complet 3M™, Moyen/Grand, FF-302	4	Pièce
7100237033	FM3-S	Masque réutilisable complet 3M™, Petit, FF-301	4	Pièce

## Masque complet réutilisable 3M™ série FF-600

Le masque complet réutilisable 3M™ de la série FF-600 est doté d'une visière panoramique qui offre un champ de vision pratiquement illimité. Compatible avec les filtres 3M™ de la série DT, la série FF-600 convient à un large éventail de porteurs et d'applications.

- Visière panoramique pour un champ de vision pratiquement illimité
- La visière est conçue pour minimiser la distorsion visuelle
- Joint facial en caoutchouc de silicone liquide souple, très flexible et adaptatif pour améliorer le confort de l'utilisateur



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100265075	FF-601F	Masque complet réutilisable à montage frontal 3M™ FF-601F, taille S, 4 unités/boîte	4	Pièce
7100265074	FF-602F	Masque complet réutilisable à montage frontal 3M™ FF-602F, taille M, 4 unités/boîte	4	Pièce
7100265236	FF-603F	Masque complet réutilisable à montage frontal 3M™ FF-603F, taille L, 4 unités/boîte	4	Pièce

## Masque complet réutilisable 3M™ série 6000

Les masques complets réutilisables 3M™ série 6000 disposent d'une grande visière en polycarbonate et d'une pièce faciale en élastomère souple. Le système de fixation à baïonnette 3M™ s'adapte à un large éventail de doubles filtres légers 3M. Légère, la série 6000 est dotée d'une soupape 3M™ Cool Flow™ et de quatre brides.

- Pièce faciale en élastomère souple pour le confort du porteur
- Grâce aux quatre brides, le masque est facile à mettre et à retirer
- La grande visière en polycarbonate offre une bonne visibilité et répond aux exigences de performances applicables de la norme EN166:B



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100015052	6900L	Masque complet réutilisable 3M™, grande taille, 6900	4	Pièce
7100015974	6700S	Masque complet réutilisable 3M™, petite taille, 6700	4	Pièce
7100015051	6800M	Masque complet réutilisable 3M™, taille moyenne, 6800	4	Pièce

# Protection respiratoire

## Cartouches et filtres

### Filtre à particules 3M™ Secure Click™ D7915

Les filtres à particules 3M™ série Secure Click™ sont certifiés CE pour les environnements contenant certaines particules pour une utilisation avec les masques 3M™ Secure Click™



- Nouvelles cartouches et filtres à double flux facilitant la respiration
- Protège contre les particules avec une protection contre les odeurs gênantes de gaz acides et de vapeurs organiques en option
- Connexion simple et rapide. Il vous suffit d'aligner les fixations et d'appuyer jusqu'à ce que vous entendiez un clic

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100206892	D9038	Filtre à particules 3M™ Secure Click™ avec protection contre le fluorure d'hydrogène, les odeurs gênantes de vapeurs organiques ou de gaz acide, Étui rigide, P3 R, D9038	40	Paquet
7100197270	D3138	Filtre à particules 3M™ Secure Click™ avec protection contre les vapeurs organiques et les gaz acides avec niveau de contamination, ozone jusqu'à 10 fois la limite d'exposition professionnelle, P3 R, D3138	40	Paquet
7100197283	D7915	Filtre à particules 3M™ Secure Click™, P1 R, D7915	320	Pièce
7100197481	D3125	Filtre à particules 3M™ Secure Click™, P2 R, D3125	40	Paquet
7100197286	D7925	Filtre à particules 3M™ Secure Click™, P2 R, D7925	320	Pièce
7100197284	D3135	Filtre à particules 3M™ Secure Click™, P3 R, D3135	40	Paquet
7100197285	D7935	Filtre à particules 3M™ Secure Click™, P3 R, D7935	320	Pièce
7100206891	D9035	Filtre à particules 3M™ Secure Click™, Étui rigide, P3 R, D9035	40	Paquet

### Filtres contre les gaz vapeurs et particules 3M™ Secure Click™ Série D8000

Les filtres antigaz, antivapeur et anti-particules 3M™ Secure Click™ série D8000 peuvent offrir une protection contre de nombreux risques respiratoires, selon le modèle sélectionné. À utiliser avec les masques réutilisables 3M™ Secure Click™. Les nouvelles cartouches et filtres à double flux facilitent la respiration.



- Nouvelles cartouches et filtres à double flux facilitant la respiration
- Protège contre un grand nombre de risques respiratoires en fonction du modèle sélectionné
- Fixation de cartouche rapide et simple. Il vous suffit d'aligner les fixations et d'appuyer jusqu'à ce que vous entendiez un clic

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100153224	D8051	Filtre antigaz, antivapeur et antiparticules 3M™ Secure Click™, A1, avec double flux, D8051	32	Paquet
7100153226	D8059	Filtre antigaz, antivapeur et antiparticules 3M™ Secure Click™, A1B1E1K1, avec double flux, D8059	32	Paquet
7100153236	D8094	Filtre antigaz, antivapeur et antiparticules 3M™ Secure Click™, A1B1E1K1P3 R, avec double flux, D8094	32	Paquet
7100153231	D8055	Filtre antigaz, antivapeur et antiparticules 3M™ Secure Click™, A2, avec double flux, D8055	32	Paquet
7100153235	D8095	Filtre antigaz, antivapeur et antiparticules 3M™ Secure Click™, A2P3 R, avec double flux, D8095	32	Paquet

# Protection respiratoire

## Filtres à particules 3M™

Les filtres à particules 3M™ fournissent une protection contre un grand nombre de poussières, de brouillards et d'autres particules. Les filtres à particules 3M offrent une faible résistance respiratoire et un bon équilibre avec un profil mince et incliné vers l'arrière, conçu pour optimiser votre champ de vision lorsque vous portez le masque. Certains filtres de la gamme peuvent être utilisés avec un dispositif de retenue 3M™ 501 et un filtre antigaz et antivapeur 3M™ pour fournir une protection combinée contre les gaz, les vapeurs et les particules.



- Protège contre différents types de poussières, brouillards et particules
- Options de protection P1, P2 ou P3
- Avec la fixation à baïonnette 3M

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000037675	5935	Filtre à particules 3M™ P3 R, 5935	80	Pièce
7000032083	6035	Filtre à particules 3M™ P3 R, 6035	80	Pièce
7000059883	6038	Filtre à particules 3M™ P3 R, 6038	80	Pièce
7100052193	6925	Filtre à particules 3M™ P2 R, 06925	80	Pièce
7000037673	5911	Filtre à particules 3M™, P1 R, 5911	120	Pièce
7100015050	2125	Filtre à particules 3M™, P2 R, 2125	80	Pièce
7000029735	2138	Filtre à particules 3M™, P3 R, 2138	80	Pièce
7000052348	2128	Filtre à particules 3M™, P2 R, 2128	80	Pièce
7100240628	2135	Filtre à particules 3M™, P3 R, 2135	80	Pièce
7000037674	5925	Filtre à particules 3M™ P2 R, 5925	80	Pièce
7000061550	5125	Kit filtre à particules 3M™, A1P2R, 5125	4	Trousse
7000061558	5535	Kit filtre à particules 3M™, A2P3R, 5535	4	Trousse

# Protection respiratoire

## Filtres à gaz vapeurs et particules 3M™

Les filtres contre les gaz, vapeurs et particules 3M™ ont une fixation à baïonnette qui s'adapte à un grand nombre de demi-masques et masques complets réutilisables 3M™ compatibles. Le profil incliné vers l'arrière est conçu pour optimiser votre champ de vision. Notre gamme de filtres légers offre une protection des voies respiratoires équilibrée dans les environnements dangereux.



- Protège contre différents types de gaz, vapeurs et particules
- Protection combinant confort et équilibre
- Conception discrète pour optimiser votre champ de vision

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000034746	6075	Filtre antigaz et antivapeur 3M™, A1 + Formaldéhyde, 6075	64	Pièce
7000034751	6051	Filtre antigaz et antivapeur 3M™, A1, 6051	64	Pièce
7000034749	6055	Filtre antigaz et antivapeur 3M™, A2, 6055	64	Pièce
7100006000	6057	Filtre antigaz et antivapeur 3M™, ABE1, 6057	64	Pièce
7000034747	6059	Filtre antigaz et antivapeur 3M™, ABEK1, 6059	64	Pièce
7000034750	6054	Filtre antigaz et antivapeur 3M™, K1, 6054	64	Pièce
7100104317	6092	Filtre contre les gaz, vapeurs et particules 3M™, A1B1E1K1P3 R + formaldéhyde, 6092	32	Pièce
7100104327	6099	Filtre contre les gaz, vapeurs et particules 3M™, A2B2E2K2HgP3 + Formaldéhyde 6099	32	Pièce
7000021315	6098	Filtre contre les gaz, vapeurs et particules 3M™, AXP3 NR, 6098	32	Pièce
7000089105	6915	Filtre vapeurs organiques 3M™, A2, 06915	16	Pièce
7000089106	6911/8	Filtre à gaz et vapeurs organiques 3M™, A1, 06911	64	Pièce
7100104310	6091	Filtre à gaz, vapeurs et particules 3M™, A1P3 R, 6091	32	Pièce
7100104312	6095	Filtre à gaz, vapeurs et particules 3M™, A2P3 R, 6095	32	Pièce

## Filtres 3M™ de la série PV à utiliser avec la série PV-300

Le filtre à particules 3M™ PV-1251E protège contre les particules, notamment les particules solides et liquides, les particules toxiques et radioactives, les micro-organismes (par exemple, bactéries et virus) et les enzymes. Il est conçu pour être utilisé avec le système d'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ série PV-300E 3M™ et le demi-masque 3M™ de la série HF-350 en mode pression négative



- Protège contre les particules, notamment contre les particules solides et liquides, les particules toxiques et radioactives, les micro-organismes (par exemple, bactéries et virus)
- Convient à l'utilisation avec le système d'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ série PV-300E (anciennement connu sous le nom de 3M™ Scott™ Phantom Vision)
- Convient à l'utilisation avec le demi-masque de la série 3M™ HF-350 en mode pression négative (anciennement connu sous le nom de 3M™ Scott™ AVIVA 50)

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100264725	PV-1251E	Filtre à particules 3M™ PV-1251E, 10 unités/boîte	10	Pièce
7100265015	PV-1251E BULK	Filtre à particules 3M™ PV-1251E, vrac, 20 unités/boîte	20	Pièce

# Protection respiratoire

## Filtres 3M™ Série DT

Pour une protection efficace contre de nombreux types de particules, gaz et vapeurs ou dangers combinés, utilisez les filtres 3M™ Série DT.



Convient pour une utilisation avec certains masques respiratoires complets et demi-masques étanches 3M™ en mode de pression négative, ainsi qu'avec l'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Série PF-600E+.

- Comprend des spécifications pour protéger contre les risques engendrés par les particules ou engendrés par les gaz et vapeurs, ou par une combinaison des deux
- Comprend un raccord fileté DIN 40 mm
- Veuillez noter que les filtres de la série DT étaient auparavant connus sous le nom de filtres Pro2000

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100264840	DT-4041E	Filtre combiné 3M™ CF32 A2P3 R D, DT-4041E, 10 unités/boîte	10	Pièce
7100264838	DT-4048E	Filtre combiné 3M™ CF32 AXB2P3 R D, DT-4048E, 10 unités/boîte	10	Pièce
7100264837	DT-4047E	Filtre combiné 3M™ CF32 AXP3 R D, DT-4047E, 10 unités/boîte	10	Pièce
7100264841	DT-4049E	Filtre combiné 3M™ CF32 Reactor HgP3 R D, DT-4049E, 10 unités/boîte	10	Pièce
7100266031	DT-4149E	Filtre combiné 3M™ CFR32 Reactor HgP3 R D (LI2) DT-4149E, 10 unités/boîte	10	Pièce
7100266028	DT-4145E	Filtre combiné 3M™ CFR 32 A2B2E2K2-P3 R D DT-4145E, 10 unités/boîte	10	Pièce
7100260627	DT-4036E	Filtre combiné 3M™, CF22 A2B2E1P3 R D, DT-4036E	10	Pièce
7100260644	DT-4035EN	Filtre combiné 3M™, CF22 A2B2P3 R D, DT-4035E	10	Pièce
7100260630	DT-4032E	Filtre combiné 3M™, CF22 B2P3 R D, DT-4032E	10	Pièce
7100260628	DT-4045EN	Filtre combiné 3M™, CF32 A2B2E2K2P3 R D, DT-4045E	10	Pièce
7100260646	DT-4031E	Filtre combiné 3M™, CF22 A2P3 R D, DT-4031E	10	Pièce
7100260645	DT-4046EN	Filtre combiné 3M™, CF32 A2B2E2K2HgP3 R D, DT-4046E	10	Pièce
7100264834	DT-4001E	Filtre à gaz et à vapeur 3M™ GF22 A2, DT-4001E, 10 unités/boîte	10	Pièce
7100265237	DT-4005E	Filtre à gaz et à vapeur 3M™ GF22 A2B2, DT-4005E, 10 unités/boîte	10	Pièce
7100264839	DT-4006E	Filtre à gaz et à vapeur 3M™ GF32 A2B2E2K2, DT-4006E, 10 unités/boîte	10	Pièce
7100264836	DT-4007E	Filtre à gaz et à vapeur 3M™ GF32 AX, DT-4007E, 10 unités/boîte	10	Pièce
7100264835	DT-1135E	Filtre à particules 3M™ PF10 P3 RD, DT-1135E, jaune, 10 unités/boîte	10	Pièce
7100265523	DT-1235E	Filtre à particules 3M™ PFR 10 P3 DT-1235E, 10 unités/boîte	10	Pièce
7100265239	DT-1235E BULK	Filtre à particules 3M™ PFR 10 P3 DT-1235E, vrac, 20 unités/boîte	20	Pièce
7100260622	DT-1135EN	Filtre à particules 3M™, PF10 P3 R D, DT-1135E	10	Pièce
7100260643	DT-1135E BULK	Filtre à particules 3M™, PF10 P3 R D, DT-1135E	20	Pièce

# Protection respiratoire

## Essai d'ajustement de masque

### Kit de formation 3M™ et d'essais d'ajustement

Kits de test et accessoires conçus pour aider votre organisation à répondre aux exigences réglementaires en matière de tests d'ajustement pour les masques à ajustement serré. Les kits peuvent être utilisés pour valider l'étanchéité entre le visage et le masque sur n'importe quel masque respiratoire jetable ou demi-masque respiratoire. Ne convient pas aux tests d'ajustement des masques complets - cela doit être effectué par le biais d'un essai d'ajustement quantitatif du visage.



- Les kits de test d'ajustement et les accessoires peuvent être utilisés pour vérifier l'ajustement du masque
- FT-10 utilise une solution test de saccharine sodique produisant un aérosol au goût sucré
- FT-30 utilise une solution test de benzoate de dénatonium produisant un aérosol au goût amer

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000002042	FT-30	Kit d'essai d'ajustement 3M™, qualitatif, amer, FT-30	1	Pièce
7000001898	FT-10	Kit d'essai d'ajustement 3M™, qualitatif, doux, FT-10	1	Pièce

### Solution de sensibilisation 3M™

Les solutions de sensibilisation 3M™ sont utilisées pour tester la sensibilité du porteur du masque à une solution sucrée ou amère. À utiliser avec les kits d'essai d'ajustement qualitatif 3M™ : FT-10 (sucré) et FT-30 (amer)



- Solutions de sensibilisation au goût sucré ou amer pour les essais d'ajustement
- Solution de sensibilisation 3M™, FT-11 utilise une solution test de saccharine sodique produisant un aérosol au goût sucré
- Solution de sensibilisation 3M™, amère de 55 ml, FT-31 utilise une solution test de benzoate de dénatonium produisant un goût très amer

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100004635	FT-31	Solution de sensibilisation 3M™, amer, 55 ml, FT-31	6	Pièce
7000029587	FT-11	Solution de sensibilisation 3M™, douce, 55 ml, FT-11	6	Pièce

### Solution d'essai d'ajustement 3M™

Solutions d'essai d'ajustement de rechange à utiliser avec les kits appareils pour essai d'ajustement qualitatif 3M™ FT-10 (sucré) et FT-30 (amer). Le choix entre les kits d'essai amer et sucré est personnel. Cependant, un petit pourcentage de la population est incapable de détecter le goût de la saccharine, auquel cas il convient d'opter pour le kit amer.



- Solutions d'ajustement avec goût sucré ou amer pour les essais d'ajustement
- Solution d'essai d'ajustement 3M™, FT-12 utilise une solution test de saccharine sodique produisant un aérosol au goût sucré
- La solution d'essai d'ajustement 3M™, amère, FT-32 utilise une solution d'essai de benzoate de dénatonium pour produire un aérosol amer

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100004634	FT-32	Solution d'essai d'ajustement 3M™, amer, 55 ml, FT-32	6	Pièce
7100004636	FT-12	Solution d'essai d'ajustement 3M™, sucré, 55 ml, FT-12	6	Pièce

# Protection respiratoire

## Kits d'adaptateurs pour essai d'ajustement quantitatif 3M™ Secure Click™

Les kits d'adaptateurs pour essai d'ajustement quantitatif 3M™ Secure Click™ sont destinés à la réalisation d'essais d'ajustement quantitatifs sur les masques réutilisables 3M™ Secure Click™. Les filtres ne sont pas inclus.



- À utiliser pour effectuer des essais d'ajustement quantitatifs sur les masques réutilisables 3M™ Secure Click™ avec membrane phonique
- Comprend le harnais de tête
- Non destiné à une utilisation avec les masques 3M™ Secure Click™ sans membrane phonique - pour ces masques, examiner manuellement le masque

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100265593	FF-800-06	Adaptateur pour essai d'ajustement quantitatif 3M™ Secure Click™, FF-800-06	1	Pièce
7100181558	HF-800-03	Kit d'adaptateur pour essai d'ajustement quantitatif 3M™ Secure Click™, pour demi-masque 3M™ Secure Click™ série HF-800, HF-800-03	1	Pièce

## Adaptateurs pour essais d'ajustement 3M™

Pour une autre méthode de partage de masque d'essai d'ajustement éprouvé, utilisez les adaptateurs pour essai d'ajustement quantitatif 3M™. Nos kits d'adaptateurs vous permettent de faire les essais avec un masque 3M™ personnel, plutôt que de partager un masque d'essai d'ajustement éprouvé.



- L'adaptateur permet de réaliser les essais avec un masque 3M™ personnel
- Une alternative au partage de masque d'essai d'ajustement éprouvé
- Rapide et facile à adapter

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000001945	601	Adaptateur pour essai d'ajustement 3M™, Quantitatif, 601	1	Pièce



# Guide de sélection des filtres.

Application	Risque	Protection principale
Peinture, pulvérisation, vernissage, revêtement	Peinture à base de solvant**	A2P3 R
	Pulvérisation/meulage de peinture antiallure	A2P3 R
	Peinture hydrosoluble	A1P2 R
	Solvants, résines, résines synthétiques**	A2P3 R
	Peinture au latex, solvants résiduels	A2P3 R
Maintenance	Produits pour la préservation du bois	A1P2 R
	Désinfection, nettoyage*	ABEK1P2 R
Décoration	Pulvérisation de colle, mousse, vernis, adhésif	A1P2 R
Enlèvement de déchets	Bactéries, spores, odeurs	A1P2 R
Agriculture	Pesticides, insecticides	ABEK1P2 R
Traitement du bois	Assemblage, pulvérisation de colle	A2P3 R
	Goudronnage	A2P3 R
Construction, meulage, coupe, forage	Étanchéité	A1P2 R
	Isolation par pulvérisation de mousse	A1P2 R
	Solvant organique (point d'ébullition inférieur à 65 °C)	AXP3 R
	Décapant pour peinture à base d'ammoniaque	ABEK
Revêtement	Revêtement au polyuréthane**	ABEK1P3 R
	Vernis à base de solvant	A2
	Vernis à base d'eau	A1
Assemblage	Solvant contenant des colles	A1
	Dioxyde de soufre	ABE
	Acide chlorhydrique	ABE
Manipulation	Purin	ABEK
	Ammoniac	K
	Formaldéhyde	A1 + form.
	Stockage et transport de produits dangereux	ABEK1P3 R

## Avertissement :

Lorsqu'un filtre de classe 1 est indiqué, un filtre d'une classe supérieure peut être nécessaire, en fonction de l'environnement d'exposition spécifique.

Ce guide n'offre qu'un aperçu non exhaustif. Il ne doit aucunement constituer l'unique mode de sélection d'un masque. Des informations détaillées relatives aux performances et aux limites des masques figurent sur leur emballage et dans leur mode d'emploi. Avant d'utiliser ces masques, l'utilisateur doit avoir lu et compris les consignes d'utilisation de chaque produit. La législation nationale applicable doit être respectée.

\* sauf formaldéhyde

\*\* en présence d'isocyanates, contactez le Centre de conseil client 3M au 01 30 31 65 96 ou votre bureau local 3M.

## Quels sont les types de filtres existants ?

Type de filtre	Couleur	Domaine d'application principal
P	Blanc	Particules solides et liquides
A	Brun	Gaz et vapeurs organiques (avec point d'ébullition > 65 °C).
AX	Brun	Solvants organiques volatils, avec un point d'ébullition < 65 °C.
B	Gris	Gaz acides
E	Jaune	Gaz inorganiques
K	Vert	Ammoniac et dérivés organiques de l'ammoniac
Hg	Rouge	Mercure (gaz) et composés du mercure

Classification des filtres	FNP* avec demi-masque 3M	FNP* avec masque complet 3M
P1	4	5
P2	12	16
P3	48	1000
Filtres antigaz et antivapeur de classe 1	50 ou 1 000 ppm (la valeur la plus basse)	2 000 ou 1 000 ppm (la valeur la plus basse)
Filtres antigaz et antivapeur de classe 2	50 ou 5 000 ppm (la valeur la plus basse)	2 000 ou 5 000 ppm (la valeur la plus basse)

Les filtres AX protègent contre les composés organiques ayant un point d'ébullition inférieur à 65 °C. Ils doivent être utilisés sur des masques complets 3M™ uniquement. Les filtres AX sont à usage unique. Les filtres A1 et A2 protègent contre les vapeurs organiques ayant un point d'ébullition supérieur à 65 °C.


\* Le FPA du pays doit être utilisé s'il est disponible.

Facteur nominal de protection (FNP) : nombre obtenu à partir du pourcentage maximum de fuite vers l'intérieur autorisé par les normes européennes applicables, pour une classe donnée d'appareils de protection respiratoire.

# Sélectionnez le bon masque et le bon filtre.

## Série de filtres à baïonnette 3M™

### Masques et filtres réutilisables 3M™ en un coup d'œil




A utiliser avec des masques complets 3M uniquement

## Série de filtres 3M™ Secure Click™



## 3M™ Filtres de la série DT



# Protection respiratoire

## Accessoire, pièce de rechange pour masque réutilisable

### Protections contre les éclaboussures pour masques réutilisables 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100113104	400+	Protection contre les éclaboussures pour masque réutilisable 3M™ pour demi-masque réutilisable sans entretien 3M™ série 4000+, 400+	500	Pièce

### Masque respiratoire réutilisable et films protecteurs de visière 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100188168	6885	Film protecteur d'écran facial pour masque réutilisable 3M™, pour masque complet réutilisable 3M™ série 6000, 6800	100	Pièce

### Bagues de retenue de filtres pour masques réutilisables 3M™ Secure Click™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100184498	D701	Bague de retenue de filtre pour masque réutilisable 3M™ Secure Click™, D701	1	Pièce

### Bagues de retenue de filtres pour masques réutilisables 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100066103	501	Bague de retenue de filtre pour masque réutilisable 3M™, 501	20	Pièce

### Adaptateurs de filtres pour masques réutilisables 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100066105	502 ADAP	Adaptateur de filtre pour masque réutilisable 3M™, 502	64	Pièce
7100066104	603	Adaptateur de filtre pour masque réutilisable 3M™, 603	16	Pièce

### Lingettes nettoyantes pour masques réutilisables 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100050720	105	Lingettes nettoyantes pour joint facial de masque réutilisable 3M™, 105	200	Paquet

# Protection respiratoire

## Kits lunettes pour masques réutilisables 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100236816	FM3-20	Kit lunettes 3M™ FF-300-20 pour masque respiratoire complet 3M™ FF-300	5	Pièce
7100236821	FM4-20	Kit lunettes 3M™ FF-600-20 pour masque respiratoire complet 3M™ FF-600	4	Pièce
7100236681	FM4-21	Kit lunettes 52 mm 3M™ FF-600-21 pour masque respiratoire complet 3M™ FF-600	3	Pièce
7100254233	SK102	Kit lunettes pour masques réutilisables 3M™, universel, 102	1	Boîtier

## Sacs de transport et de rangement pour masque réutilisable 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000087291	107	Sac de rangement pour masque réutilisable complet 3M™, 107	10	Pièce
7000108590	106	Étui de transport pour demi-masque réutilisable 3M™, 106	10	Pièce

## Ensembles de harnais de tête pour masque réutilisable 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100278098	6897	6897 Sangle	5	Pièce

# Unité filtrante 3M™ Versaflo™ TR-300+ avec coiffes et cagoules

**Coiffes et cagoules**

M-206	M-207	M-306	S-133S S-133L	S-333SG S-333LG	S-433S/S-433L S-533S/S-533L	S-655	S-657
M-307	M-406	M-407				S-757	S-855E

**Tuyaux respiratoires**

BT-20S/BT-20L Tuyau respiratoire (Taille S/L)	BT-30 Tuyau respiratoire rétractable	BT-40 Tuyau respiratoire Très résistant

**Unités filtrantes**

TR-302E+ Unité filtrante	TR-315E+ Kits de démarrage*

**Filtres**

TR-3712E Filtre P	TR-3802E Filtre P / odeurs gênantes des vapeurs organiques**	TR-3822E Filtre P / odeurs gênantes des gaz acides***

**Batteries**

TR-332 Batterie haute capacité (durabilité accrue)

**Accessoires**

BPK-HD Harnais dorsal	TR-325 Ceinture standard	TR-326 Ceinture en cuir	TR-327 Ceinture décontaminable

**Chargeurs**

TR-341E/TR-341UK Kit chargeur de batterie individuel	TR-344E/TR-344UK Kit chargeur de batterie 4 stations

**Accessoires**

TR-381 Protection pour appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée

*Kits de démarrage comprend: TR-315E+	TR-315E+
Unité filtrante TR-302E+	x
TR-3712E Filtre P	x
TR-341E Kit chargeur de batterie individuel	x
TR-325 Ceinture standard	x
TR-332 Batterie haute capacité (durabilité accrue)	x
TR-3600 Préfiltre	x
TR-362 Pare-étincelles	x
TR-971 Indicateur de débit	x
Tuyau respiratoire 3M™ Versaflo™ BT-30	x

**Kit prêt à l'emploi**

TR-300 ECK Nettoyage facile	TR-300 HIK Industrie lourde	TR-300 HKL Santé

Accessoires à utiliser avec certains casques de la série M	
Coiffe de protection contre la chaleur radiante 3M™ Versaflo™ M-973 pour casques de protection respiratoire M-307	
Coiffe de protection contre la chaleur radiante 3M™ Versaflo™ M-975 pour casques de protection respiratoire M-407	
Montant de survisière 3M™ Versaflo™ M-961	
Coiffe de protection contre la chaleur radiante à tuyau respiratoire 3M™ Versaflo™, BT-927	
Survisière teintée or 3M™ Versaflo™ avec protection UV/IR, M-967	
<b>Protections auditives communicantes</b>	
MT7V/1 & MT53V/1****	

\*\* Les « odeurs gênantes » se rapportent à des concentrations inférieures à la valeur limite d'exposition (VLE).

\*\*\* (fluorure d'hydrogène jusqu'à 10 x la VME)

\*\*\*\*La protection auditive doit être commandée séparément

# Unité filtrante 3M™ Versaflo™ TR-600 avec coiffes et cagoules

**Coiffes et cagoules**

M-206	M-207	M-306	S-133S S-133L	S-333SG S-333LG	S-433S/S-433L S-533S/S-533L	S-655	S-657
M-307	M-406	M-407				S-757	S-855E

**Tuyaux respiratoires**

BT-20S/BT-20L Tuyau respiratoire (Taille S/L)	BT-30 Tuyau respiratoire rétractable	BT-40 Tuyau respiratoire Très résistant

**Unités filtrantes**

TR-602E Unité filtrante	TR-619E Kits de démarrage*

**Filtres**

TR-6110E A1P	TR-6130E A1B1E1P	TR-6310E A2P	TR-6580E A2B2E2K1HgP	TR-6710E P	TR-6820E P + odeurs gênantes* Filtre de protection contre les vapeurs organiques et gaz acides***
TR-6100FC Couvre-filtres	TR-6300FC Couvre-filtres	TR-6500FC Couvre-filtres	TR-6700FC Couvre-filtres	TR-6800FC Couvre-filtres	

**Batteries**

TR-630 Batterie standard	TR-632 Batterie haute capacité

**Chargeurs**

TR-641E Chargeur individuel	TR-644E Chargeur multipostes - 4 postes

**Ceintures**

BPK-HD Harnais dorsal	TR-626 Ceinture haute durabilité	TR-627 Ceinture décontaminable

**Pièces détachées et accessoires**

TR-653 Kit de décontamination et de stockage	TR-681 Protection pour appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée

*Kits de démarrage comprend: TR-619E	TR-619E
Unité filtrante 3M™ Versaflo™ TR-602E	x
Pare-étincelles TR-662	x
Tuyau respiratoire rétractable BT-30	x
Ceinture décontaminable TR-627	x
Indicateur de débit d'air TR-971	x
TR-6310E A2P	x
TR-6300FC Couvre-filtres	x
Chargeur individuel TR-641E	x
Préfiltre TR-6600	x
Pare-étincelles TR-66	x

**Kit prêt à l'emploi**

TR-600 HKL Santé	TR-600 HIK Industrie lourde	TR-600 ECK Nettoyage facile

Accessoires à utiliser avec certains casques de la série M	
Coiffe de protection contre la chaleur radiante 3M™ Versaflo™ M-973 pour casques de protection respiratoire M-307	
Coiffe de protection contre la chaleur radiante 3M™ Versaflo™ M-975 pour casques de protection respiratoire M-407	
Montant de survisière 3M™ Versaflo™ M-961	
Coiffe de protection contre la chaleur radiante à tuyau respiratoire 3M™ Versaflo™, BT-927	
Survisière teintée or 3M™ Versaflo™ avec protection UV/IR, M-967	
<b>Protections auditives communicantes</b>	
MT7V/1 & MT53V/1****	

\*BT-30 non approuvé pour une utilisation avec les coiffes M-406/M-407 et unité filtrante TR-600.  
 \*\*\*Les « odeurs gênantes » se rapportent à des concentrations inférieures à la valeur limite d'exposition (VLE).  
 (jusqu'à 10 x la valeur limite d'exposition (VLE) au fluorure d'hydrogène)  
 \*\*\*\*La protection auditive doit être commandée séparément

# Unité filtrante à sécurité intrinsèque 3M™ Versaflo™ TR-800 avec coiffes et cagoules

Coiffes et cagoules								
	M-206	M-207	M-306	S-133S S-133L	S-333SG S-333LG	S-433S/S-433L S-533S/S-533L	S-655	S-657
	M-307	M-406	M-407				S-757	S-855E
Tuyaux respiratoires								
	BT-20S/BT-20L Tuyau respiratoire (Taille S/L)	BT-30 Tuyau respiratoire rétractable	BT-40 Tuyau respiratoire Très résistant					
Unités filtrantes								
	TR-802E Unité filtrante	TR-819E Kits de démarrage*						
Filtres								
	TR-6110E A1P	TR-6130E A1B1E1P	TR-6310E A2P	TR-6580E A2B2E2K1HgP	TR-6710E P	TR-6820E P + odeurs gênantes* Filtre de protection contre les vapeurs organiques et gaz acides**		
	TR-6100FC Couvre-filtres	TR-6300FC Couvre-filtres	TR-6500FC Couvre-filtres	TR-6700FC Couvre-filtres	TR-6800FC Couvre-filtres			
Batteries								
	TR-830 Batterie, sécurité intrinsèque avec Outil de retrait de la batterie TR-838							
Chargers								
		TR-641E Chargeur individuel	TR-644E Chargeur multipostes - 4 postes					
Ceintures								
	BPK-HD Harnais dorsal	TR-626 Ceinture haute durabilité	TR-627 Ceinture décontaminable					
Pièces détachées et accessoires								
	TR-653 Kit de décontamination et de stockage		TR-681 Protection pour appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée					


*Kits de démarrage comprend	TR-819E
TR-802E Unité moteur à sécurité intrinsèque	x
TR-830 batterie à sécurité intrinsèque	x
TR-838 Outil de fixation de la batterie	x
Tuyau respiratoire rétractable BT-30	x
Ceinture décontaminable TR-627	x
Indicateur de débit d'air TR-971	x
TR-6310E A2P Filtre	x
TR-6300FC Couvre-filtres	x
Chargeur individuel TR-641E	x
Préfiltre TR-6600	x

Kits prêts à l'emploi		
TR-800 PSK Kit du peintre	TR-800 HIK Industrie lourde	TR-800 ECK Nettoyage facile

\*\* Les « odeurs gênantes » se rapportent à des concentrations inférieures à la valeur limite d'exposition (VLE). (jusqu'à 10 x la valeur limite d'exposition (VLE) au fluorure d'hydrogène)






# 3M™ VersaFlo™ Systèmes de moteur à ventilation assistée avec pièces faciales étanches





\* Les « odeurs gênantes » se rapportent à des concentrations inférieures à la valeur limite d'exposition (VLE).  
(jusqu'à 10 x la valeur limite d'exposition (VLE) au fluorure d'hydrogène)

# Système moteur à ventilation assistée, série PF-600E+ avec coiffes lâches et pièces faciales à ajustement serré



<b>Masques</b>			<b>Coiffes et cagoules</b>					
	FF-301 (S) FF-302 (M/L) Masque complet	FF-601 (S) FF-602 (M) FF-603 (M/L) Masque complet		M-206	M-306	M-406	S-655	S-657
								
				M-207	M-307	M-407	S-757	S-855E

<b>Tuyaux respiratoires</b>				
	BT-54 Tuyau respiratoire Industrie lourde	BT-20S/BT-20L Tuyau respiratoire (Taille S/L)	BT-30 Tuyau respiratoire rétractable	BT-40 Tuyau respiratoire Très résistant

<b>Unités filtrantes</b>		
	PF-602E+ Unités filtrantes	PF-619E+ Kits de démarrage

<b>Filtres**</b>				
	DT-1135E Filtre antipoussières 3M™ Protection P R SL	DT-1235E Filtre antipoussières 3M™ ouverture réduite) Protection P R SL	DT-4031E Filtre combiné 3M™ Protection A1P	DT-4032E Filtre combiné 3M™ Protection B2P
				
	DT-4035E Filtre combiné 3M™ Protection A1B2P	DT-4036E Filtre combiné 3M™ Protection A1B2E2K2P	DT-4045E Filtre combiné 3M™ Protection A1B2E1P	DT-4046E Filtre combiné 3M™ Protection A1B2E2K2HgP



Kits de démarrage comprend:	PF-619E+
PF-602E+ Moteur avec batterie intégrée, PF-930	x
PF-641E Chargeur de batterie	x
SS-626 Ceinture de confort	x
PF-972 Indicateur de débit d'air	x
BT-30 Tuyau respiratoire rétractable	x
2 x DT-1135E P Filtres	x
2 x SS-6601 Préfiltres	x

<b>Ceintures</b>		
	SS-625* Ceinture standard	SS-626* Ceinture de confort

<b>Kits prêts à l'emploi</b>



















PF-600E+-LIK l'industrie légère

<b>Chargeurs</b>	
	PF-641E* Chargeur de batterie

Accessoires à utiliser avec certains casques de la série M	
Coiffe de protection contre la chaleur radiante 3M™ Versaflo™ M-973 pour casques de protection respiratoire M-307	
Coiffe de protection contre la chaleur radiante 3M™ Versaflo™ M-975 pour casques de protection respiratoire M-407	
Montant de survisière 3M™ Versaflo™ M-961	
Coiffe de protection contre la chaleur radiante à tuyau respiratoire 3M™ Versaflo™, BT-927	
Survisière teintée or 3M™ Versaflo™ avec protection UV/IR, M-967	
<b>Protections auditives communicantes</b>	
MT7V/1 & MT53V/1****	

\*\* Classification de gaz A1 sur les filtres concernés. Les filtres Hg ne sont homologués qu'avec les systèmes TH3 et TM3. DT-4031E, DT-4032E, DT-4035E, DT-4045E, DT-4036E et DT-4046E ne sont pas approuvés pour une utilisation avec le moteur à ventilation Assistée 3M™ PF-602E-ASB connecté au 3M™ Masque Complet série FF-600.  
 \*\*\*Les protections auditives doivent être commandées séparément. Masques

# Système de moteur à ventilation assistée, série 3M™ PF-600E-ASB avec pièces faciales étanches

<b>Masques</b>	 <p><b>FF-301 (S) FF-302 (M/L)</b> Masque complet</p>	 <p><b>FF-601 (S) FF-602 (M) FF-603 (M/L)</b> Masque complet</p>																			
<b>Tuyaux respiratoires</b>	 <p><b>SC-BT-56-ASB</b> Tuyaux respiratoires (80cm)</p>	 <p><b>SC-BT-56-ASB-L</b> Tuyaux respiratoires (100cm)</p>																			
<b>Unités filtrantes</b>	 <p><b>PF-602E-ASB</b> Unités filtrantes</p>	 <p><b>PF-619E-ASB</b> Kits de démarrage*</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>*Starter Kit Includes</th> <th>PF-619E-ASB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PF-602E-ASB Moteur avec batterie intégrée, PF-930</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>PF-972 Indicateur de débit d'air</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>SC-327 Ceinture</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>PF-641E Chargeur de batterie</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>SC-BT-56-ASB Tuyau respiratoire</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>2 x DT-1135E P Filtres</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>2 x SS-6601 Préfiltres</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>PF-653 Kit de décontamination et de stockage</td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table>	*Starter Kit Includes	PF-619E-ASB	PF-602E-ASB Moteur avec batterie intégrée, PF-930	x	PF-972 Indicateur de débit d'air	x	SC-327 Ceinture	x	PF-641E Chargeur de batterie	x	SC-BT-56-ASB Tuyau respiratoire	x	2 x DT-1135E P Filtres	x	2 x SS-6601 Préfiltres	x	PF-653 Kit de décontamination et de stockage	x
*Starter Kit Includes	PF-619E-ASB																				
PF-602E-ASB Moteur avec batterie intégrée, PF-930	x																				
PF-972 Indicateur de débit d'air	x																				
SC-327 Ceinture	x																				
PF-641E Chargeur de batterie	x																				
SC-BT-56-ASB Tuyau respiratoire	x																				
2 x DT-1135E P Filtres	x																				
2 x SS-6601 Préfiltres	x																				
PF-653 Kit de décontamination et de stockage	x																				
<b>Filtres**</b>	 <p><b>DT-1135E</b> Filtre antipoussières 3M™ Protection P R SL</p>	 <p><b>DT-1235E</b> Filtre antipoussières 3M™ ouverture réduite) Protection P R SL</p>	 <p><b>DT-4031E</b> Filtre combiné 3M™ Protection A1P</p>	 <p><b>DT-4032E</b> Filtre combiné 3M™ Protection B2P</p>																	
	 <p><b>DT-4035E</b> Filtre combiné 3M™ Protection A1B2P</p>	 <p><b>DT-4036E</b> Filtre combiné 3M™ Protection A1B2E2K2P</p>	 <p><b>DT-4045E</b> Filtre combiné 3M™ Protection A1B2E1P</p>	 <p><b>DT-4046E</b> Filtre combiné 3M™ Protection A1B2E2K2HgP</p>																	
<b>Ceintures</b>	 <p><b>SC-327</b> Ceinture décontaminable</p>																				
<b>Chargeurs</b>	 <p><b>PF-641E</b> Chargeurs</p>																				
	 <p><b>PF-600E-ASB-FF-302</b></p>		 <p><b>PF-600E-ASB-FF-601 PF-600E-ASB-FF-602 PF-600E-ASB-FF-603</b></p>																		

\*\*Classification de gaz A1 sur les filtres concernés. Les filtres Hg ne sont homologués qu'avec les systèmes TH3 et TM3. Les filtres DT-4031E, DT-4032E, DT-4035E, DT-4045E, DT-4036E et DT-4046E ne sont pas approuvés pour une utilisation avec le moteur à ventilation Assistée 3M™ PF-602E-ASB connecté au 3M™ Masque Complet serie FF-600.

# Protection respiratoire

## Systèmes pour appareils respiratoires à ventilation assistée

### Systèmes d'appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ série TR-300+

L'unité turbocompresseur d'air 3M™ Versaflo™ TR-302E+ est mince, légère et bien équilibrée, avec deux options de débit sélectionnables (185 l/min et 205 l/min). Notre unité dispose d'une batterie lithium-ion intelligente et d'un indicateur de charge et dispose d'alarmes visuelles et sonores pour signaler un débit d'air réduit et un niveau de batterie faible.



- Associez-la avec des composants 3M™ Versaflo™ pour disposer d'un système complet
- Protection respiratoire contre les poussières, les brouillards, les fumées et autres particules dangereuses, ainsi que les vapeurs organiques et les gaz acides gênants
- Polyvalent et facile à utiliser

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100098846	TR-302E+	Appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-302E+	1	Pièce

#### Focus

### Kits de démarrage pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ série TR-300+

Le système de protection respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-300+ allie performances, protection et fonctionnalité à un design moderne, élégant et léger ainsi qu'à un confort inégalé. Facile à utiliser et polyvalente, cette solution est la pièce maîtresse des systèmes de protection respiratoire dans les environnements chargés en particule.



Le kit de démarrage de système à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-315+ comprend l'unité filtrante TR-302E+, le filtre à particules, le préfiltre, les pare-étincelles, la ceinture standard, une batterie de grande capacité, un kit de chargeur de batterie et un tuyau respiratoire réglable en longueur. Ajoutez simplement votre coiffe 3M™ Versaflo™ pour une protection respiratoire complète.

- Kit de démarrage simple comprenant tous les composants pour être opérationnel rapidement. Il suffit d'ajouter la coiffe requise
- Protection respiratoire polyvalente et facile à utiliser contre les poussières, les brouillards, les fumées et autres particules dangereuses
- Le kit inclut une unité filtrante TR-302E+, un filtre à particules, un préfiltre, une batterie de grande capacité, un chargeur de batterie, un tuyau respiratoire de longueur réglable, un indicateur de débit d'air, une ceinture standard et un pare-étincelles.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100098908	TR-315E+	Kit de démarrage pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-315E+	1	Pièce

# Protection respiratoire

## Filtres d'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ série TR-300+



Les filtres d'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ série TR-300+ offrent une protection contre les poussières, les brouillards et autres dangers liés aux particules lorsqu'ils sont utilisés avec l'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ série TR-300 et une coiffe 3M™ approuvée.

- TR-3712E - Filtre à particules (P) pour la protection contre les poussières, brouillards, fumées et autres particules dangereuses
- TR-3802E - Filtre à particules (P) pour la protection contre les poussières, brouillards, fumées et autres particules dangereuses + niveaux de contamination des vapeurs organiques (concentrations inférieures à la limite d'exposition professionnelle)
- TR-3822E - Filtre à particules (P) pour la protection contre les poussières, brouillards, fumées et autres particules dangereuses + niveaux de contamination des gaz acides (concentrations inférieures à la limite d'exposition professionnelle). Protection contre le fluorure d'hydrogène jusqu'à 10 fois la valeur limite d'exposition

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100018861	TR-3822E	Filtre à particules et odeurs gênantes de type acide pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-3822E	5	Pièce
7100018809	TR-3802E	Filtre à particules et odeurs gênantes de vapeurs organiques pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-3802E	5	Pièce
7100266123	TR-3712EN	Filtre à particules pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-3712E	5	Pièce

## Systèmes d'appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ série TR-600



L'unité turbocompresseur d'air 3M™ Versaflo™ TR-602E dispose de trois débits réglables et d'alarmes visuelles, vibratoires et sonores qui vous indiquent lorsque la batterie est faible et que le débit d'air est réduit. L'unité dispose également d'indicateurs d'état de charge de la batterie, de débit d'air et d'encrassement du filtre à particules. Notre turbocompresseur d'air peut être temporairement immergé dans l'eau lors de l'utilisation du kit approprié pour faciliter le nettoyage. L'unité dispose également de plusieurs options de batteries (capacité standard ou haute capacité) et de ceintures (facile à nettoyer ou haute durabilité).

- Associez-la avec des composants 3M™ Versaflo™ pour disposer d'un système complet
- Trois débits réglables (185 l/min, 205 l/min ou 225 l/min) pour un confort maximal avec un débit d'air constant
- Des alarmes visuelles, vibratoires et sonores vous indiquent lorsque la batterie est faible et lorsque le débit d'air est réduit

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100259576	TR-602E	Appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-602E	1	Pièce

# Protection respiratoire

## Focus

### Kits de démarrage pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ série TR-600+

Le kit de démarrage pour turbocompresseur d'air 3M™ Versaflo™ TR-619E est notre kit prêt à l'emploi pour la protection respiratoire contre les particules, les gaz et les vapeurs. Il comprend tout ce dont vous avez besoin pour bien démarrer, y compris le turbocompresseur d'air TR-602E, un filtre A2P, un couvercle de filtre, des préfiltres, des pare-étincelles, une ceinture facile à nettoyer, une batterie haute capacité, un kit de chargeur de batterie à station unique, un tuyau respiratoire réglable en longueur BT-30 et un indicateur de débit d'air. Ajoutez simplement votre coiffe 3M™ Versaflo™ pour une protection respiratoire complète.



- Kit de démarrage simple comprenant tous les composants pour être opérationnel rapidement. Il suffit d'ajouter la coiffe requise
- Protection respiratoire polyvalente et facile à utiliser contre les poussières, les brouillards, les fumées et les vapeurs organiques
- Le kit comprend l'unité filtrante TR-602E, un filtre A2P, un couvercle de filtre, des préfiltres, des pare-étincelles, une ceinture facile à nettoyer, une batterie haute capacité, un kit de chargeur de batterie à station unique, un tuyau respiratoire réglable en longueur BT-30 et un indicateur de débit d'air

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100053532	TR-619E	Kit de démarrage pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-619E	1	Pièce

## Focus

### Kits de démarrage pour système d'appareil respiratoire à ventilation assistée et sécurité intrinsèque 3M™ Versaflo™ série TR-800

Le kit de démarrage pour système d'appareil respiratoire à ventilation assistée à sécurité intrinsèque 3M™ Versaflo™ TR-819E est un kit pratique, conforme aux exigences de type « Zone 0 », qui convient donc aux zones où des atmosphères potentiellement explosives sont courantes, voire permanentes, en conditions normales. Il est prêt à l'emploi et comprend tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Le kit R-819E est homologué pour une utilisation avec une large gamme de coiffes Versaflo™ souples de série S et de coiffes rigides de série M. Il est certifié ATEX et homologué CE.



- Kit pratique prêt à l'emploi
- Homologué pour une utilisation avec une large gamme coiffes Versaflo™ souples de série S et rigides de série M
- Comprend une batterie lithium-ion rechargeable de capacité standard

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100169180	TR-819E IS	Kit de démarrage pour unité filtrante à sécurité intrinsèque 3M™ Versaflo™ TR-819E	1	Pièce

# Protection respiratoire

## Filtres d'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ série TR-600 et TR-800

Les filtres des appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ séries TR-600 et TR-800 constituent notre gamme de filtres à utiliser avec les appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ séries TR-600 et TR-800 et avec les coiffes, les cagoules et les pièces faciales 3M™ approuvées. Les filtres sont disponibles dans une gamme d'options couvrant uniquement les risques liés aux particules ou à une combinaison de gaz, de vapeurs et de particules.



- Conçu pour être utilisé avec les turbocompresseurs d'air 3M™ Versaflo™ TR-600 et TR-800
- TR-6710E - Filtre à particules (P) pour la protection contre les poussières, brouillards, fumées et autres particules dangereuses.  
TR-6820E - Filtre à particules (P) pour la protection contre les poussières, brouillards, fumées et autres particules dangereuses + niveaux de contamination des gaz acides (concentrations inférieures à la limite d'exposition professionnelle). Protection contre le fluorure d'hydrogène jusqu'à 10 fois la valeur limite d'exposition
- TR-6110E - A1P - Pour la protection contre les vapeurs organiques, les poussières, les brouillards, les fumées et les particules.  
TR-6130E - ABE1P - Pour la protection contre les vapeurs organiques, les vapeurs inorganiques, les gaz acides, les poussières, les brouillards, les fumées et les particules.  
TR-6310E - A2P - Pour la protection contre les vapeurs organiques, les poussières, les brouillards, les fumées et les particules

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100020996	TR-6110E	Filtre A1P pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-6110E	5	Pièce
7100020998	TR-6310E	Filtre A2P pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-6310E	5	Pièce
7100020997	TR-6130E	Filtre ABE1P pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-6130E	1	Pièce
7100020999	TR-6580E	Filtre ABE2K1HgP pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-6580E	5	Pièce
7100020995	TR-6820E	Filtre à particules et odeurs gênantes pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-6820E	5	Pièce
7100020971	TR-6710E	Filtre à particules pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-6710E	5	Pièce

## Système d'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Série PF-600E+

Le système d'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Série PF-600E+ est un système d'appareil respiratoire à ventilation assistée durable, conçu pour les environnements difficiles et disponible à un prix abordable.



- Système d'appareil respiratoire à ventilation assistée durable et économique
- Compatible avec filtres 3M™ Série DT et coiffes spécifiques 3M™ Versaflo™
- La fonction de surveillance automatique vérifie que l'unité fonctionne comme prévu, avertit lorsque la batterie est faible et compense les changements de résistance du filtre (notamment lorsque le filtre se charge de particules).

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100293325	PF-602E+	Appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™, PF-602E+	1	Pièce
7100299964	PF-619E+	Kit de démarrage pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ PF-619E	1	Pièce

# Protection respiratoire

## Système d'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Série PF-600-ASB

Le système d'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ PF-600-ASB est un système d'appareil respiratoire à ventilation assistée durable, conçu pour les environnements difficiles, notamment pour les applications relatives à l'amiante.



- Appareil respiratoire à ventilation assistée conçu pour les applications de désamiantage
- Compatible avec les masques réutilisables 3M™ FF-300 et FF-600
- L'unité turbo PF-602E-ASB est également approuvée avec les gammes de casques non étanches 3M™ Versaflo™ M-200 et M-300

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100293324	PF-602E-ASB	Appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ PF-602E-ASB, 1 unité/boîte	1	Pièce
7100295035	PF-600E-ASB-FF-302	Kit amiante pour système d'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™, PF-600E-ASB-FF-302	1	Pièce
7100293327	PF-600E-ASB-FF-601	Kit amiante pour système d'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™, PF-600E-ASB-FF-601	1	Pièce
7100293329	PF-600E-ASB-FF-602	Kit amiante pour système d'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™, PF-600E-ASB-FF-602	1	Pièce
7100293328	PF-600E-ASB-FF-603	Kit amiante pour système d'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™, PF-600E-ASB-FF-603	1	Pièce
7100293330	PF-619E-ASB	Kit de démarrage pour système d'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ PF-619E-ASB, 1 unité/boîte	1	Pièce

## Système d'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Série PV-300

L'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ PV-300 est un kit d'appareil respiratoire à ventilation assistée durable doté d'un moteur facial, utilisable dans les environnements difficiles, y compris les applications relatives à l'amiante. Ce kit comprend un système respiratoire PV-300E comprenant un masque complet, un bloc moteur, un filtre, une batterie et une ceinture



- Appareil respiratoire à ventilation assistée conçu pour les applications de désamiantage
- Comprend un moteur monté sur le masque et une batterie montée à la taille
- Indice de protection IP 54 avec filtre monté sur le port de filtre, adapté au nettoyage par douche/jet d'eau

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100265026	PV-300E-L	Kit amiante pour système d'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ PV-300E-L, 1 unité/boîte	1	Pièce
7100265033	PV-300E-M	Kit amiante pour système d'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ PV-300E-M, 1 unité/boîte	1	Pièce
7100265016	PV-300E-S	Kit amiante pour système d'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ PV-300E-S, 1 unité/boîte	1	Pièce



# Protection respiratoire

## Casques 3M™ Versaflo™ série M-300 avec appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™

Le système respiratoire à adduction d'air 3M™ Adflo™ avec le casque de la série 3M™ Versaflo™ M-300 offre une protection de la tête EN397 grâce à notre système respiratoire à adduction d'air Adflo™ pratique.



- Le confort de la visière garantit une excellente vision périphérique et de haut en bas ainsi qu'une qualité optique optimale
- Le masque Adflo peut protéger les utilisateurs contre les particules et les gaz en fonction du filtre utilisé
- Le déflecteur intégré permet de détourner le flux d'air à l'intérieur de la coiffe pour un confort accru de l'utilisateur

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100166694	857720	Casques 3M™ Versaflo™ M-307 avec appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™, 857720	1	Pièce

## Systemes pour appareils respiratoires à adduction d'air

### Kits de système de protection respiratoire à adduction d'air 3M™ Versaflo™

Pour acheter des systèmes à adduction d'air 3M™ Versaflo™ de façon simple et pratique, choisissez les kits prêts à l'emploi pour adduction d'air 3M™ Versaflo™.



Idéaux pour les travailleurs dans les opérations de peinture aérosol, les kits prêts à l'emploi pour adduction d'air 3M™ Versaflo™ sont équipés de tout ce dont votre équipe a besoin pour commencer, y compris un régulateur à adduction d'air 3M Versaflo™, un casque et des accessoires essentiels.

- Kits de démarrage pratiques pour systèmes à adduction d'air
- Comprend un régulateur, une coiffe, un tuyau respiratoire, une surprotection de la tête, du cou et des épaules, et des films de protection de visière
- Idéal pour les travailleurs des ateliers de carrosserie ou d'autres applications de pulvérisation de peinture

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100140500	69501	Kit de démarrage pour système de protection respiratoire à adduction d'air 3M™ Versaflo™ 69501	1	Pièce

### Filtres à adduction d'air 3M™ série V-500

Filtres de remplacement pour le régulateur à adduction d'air 3M™ Versaflo™ V-500 avec joints toriques.



- Filtre anti-odeur et joints toriques de rechange
- Conçu pour une utilisation avec le système à adduction d'air 3M™ Versaflo™ V-500E
- Le filtre permet d'éliminer les odeurs résiduelles dans la conduite d'adduction d'air

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000042672	0230551P	3M™ Filtres de remplacement avec anneaux ,O'	1	Paquet

# Protection respiratoire

## Systèmes d'appareils respiratoires à adduction d'air 3M™ Série S200+

Le système à adduction d'air 3M™ Versaflo™ S-200+ est notre système à adduction d'air qui offre une protection respiratoire contre les particules, les gaz et les vapeurs ou contre ces risques combinés lorsqu'il est utilisé avec un masque 3M approuvé.



- Pour une utilisation avec les masques complets 3M™ série 6000 et les demi-masques 3M™ série 7500
- Fournit une protection contre les particules telles que les poussières fines, les aérosols, les pulvérisations de peinture, les fumées de soudage, les gaz et les vapeurs ; ou toute combinaison de ces risques
- Le système fournit un débit d'air constant sur le visage pour un confort maximal

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000144498	S-200+	Système de protection respiratoire à adduction d'air 3M™ S-200+	1	Pièce

## Appareil respiratoire à adduction d'air 3M™ Scott™ RAS pour environnement amianté

L'appareil respiratoire à adduction d'air 3M™ Scott™ RAS pour environnement amianté est un appareil à pression positive qui fournit les niveaux les plus élevés de protection respiratoire. L'appareil RAS pour environnement amianté est idéal pour les zones fortement contaminées.



- Développé pour répondre aux besoins de l'industrie du désamiantage et du décapage
- Idéal pour les zones fortement contaminées
- Niveau de protection respiratoire le plus élevé avec un facteur de protection assigné de 2000

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100265238	RAS-ASB	Ensemble de bandoulière pour appareil respiratoire à adduction d'air 3M™ RAS-ASB, 1 unité/boîte	1	Pièce
7100265034	RAS-ASB-M	Kit amiante pour système de protection respiratoire à adduction d'air 3M™ RAS-ASB-M, 1 unité/boîte	1	Pièce
7100265035	RAS-ASB-S	Kit amiante pour système de protection respiratoire à adduction d'air 3M™ RAS-ASB-S, 1 unité/boîte	1	Pièce
7100265060	RAS-930-L	Masque complet 3M™ RAS-930-L pour RAS-ASB, 4 unités/boîte	4	Pièce
7100265048	RAS-930-S	Masque complet 3M™ RAS-930-S pour RAS-ASB, 4 unités/boîte	4	Pièce
7100265036	RAS-931-L	Masque complet 3M™ RAS-931-L pour RAS-ASB, 4 unités/boîte	4	Pièce
7100265028	RAS-931-M	Masque complet 3M™ RAS-931-M pour RAS-ASB, 4 unités/boîte	4	Pièce
7100265049	RAS-931-S	Masque complet 3M™ RAS-931-S pour RAS-ASB, 4 unités/boîte	4	Pièce

# Protection respiratoire

## Masque respiratoire et accessoires

### L'écran facial série M-200 3M™ Versaflo™

Les écrans faciaux 3M™ Versaflo™ série M-200 sont légers, compacts et équilibrés, et offrent une protection intégrée contre toute une gamme de risques pour les voies respiratoires, la tête, les yeux, le visage et l'audition (lorsqu'ils sont utilisés avec la protection auditive en option). Ils peuvent être utilisés avec les appareils respiratoires à ventilation assistée et les systèmes respiratoires à adduction d'air 3M™ dans une grande variété d'applications.



- Protection très polyvalente et intégrée de l'appareil respiratoire, du visage, des yeux, de l'ouïe et de la tête contre un grand nombre de dangers
- Écran facial léger, compact et bien équilibré avec un choix de joints faciaux, y compris un joint facial confortable ou un joint facial en polyester ignifugé
- Le harnais de tête entièrement réglable inclut une partie en tissu pour un confort et une répartition du poids corrects.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100258667	M-206N	Écran facial 3M™ Versaflo™ M-206 avec joint facial confortable	1	Pièce
7100256071	M-207N	Écran facial 3M™ Versaflo™ M-207 avec joint facial en polyester ignifugé	1	Pièce

#### Focus

### Casques de sécurité 3M™ Versaflo™ série M-300

Les casques 3M™ Versaflo™ série M-300, sont des casques légers, compacts et bien équilibrés qui peuvent offrir une protection intégrée contre toute une gamme de risques pour les voies respiratoires, la tête, les yeux, le visage et l'ouïe, ce qui les rend adaptés à une utilisation sur les chantiers de construction. Ils peuvent être utilisés avec les appareils respiratoires à ventilation assistée et les systèmes respiratoires à adduction d'air 3M™ dans une grande variété d'applications.



- Protection intégrée très polyvalente de l'appareil respiratoire, de la tête (EN397), des yeux et du visage (chocs moyens EN166) et de l'ouïe contre un grand nombre de dangers.
- Casque léger, compact et bien équilibré fournissant une protection de la tête, approuvé selon la norme EN397
- Le harnais de tête entièrement réglable inclut une partie en tissu pour un confort et une répartition du poids optimaux.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100257937	M-306	Casque 3M™ Versaflo™ M-306 avec joint facial confort	1	Pièce
7100257936	M-307	Casque 3M™ Versaflo™ M-307 avec joint facial ignifugé	1	Pièce

# Protection respiratoire

## Casques 3M™ Versaflo™ avec cape de protection série M-400

Les casques 3M™ Versaflo™ avec cape de protection série M-400 peuvent offrir une protection intégrée contre toute une gamme de risques pour les voies respiratoires, la tête, les yeux et le visage, avec une couverture supplémentaire du cou et des épaules. Ils peuvent être utilisés avec les appareils respiratoires à ventilation assistée et les systèmes respiratoires à adduction d'air 3M™ dans une grande variété d'applications.



- Les options de la cape de protection incluent le nylon pour les applications de construction et l'industrie lourde ou le polyaramide ignifugé pour les applications avec des particules chaudes
- Protection polyvalente de l'appareil respiratoire, de la tête (EN397), des yeux et du visage contre un grand nombre de dangers (impact moyen EN166)
- Conception légère, compacte et bien équilibrée

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000104037	M-406	Casque 3M™ Versaflo™ M-406 avec cape extrêmement résistante	1	Pièce
7100258668	M-407	Casque 3M™ Versaflo™ M-407 avec cape ignifugé	1	Pièce

## Cagoules à harnais de tête intégré 3M™ Versaflo™ série S-100

La cagoule à harnais de tête intégré 3M™ Versaflo™ série S-100 est notre cagoule dotée d'un harnais de tête intégré pour une couverture complète de la tête et du visage ainsi qu'une protection des yeux et du visage. Il s'agit de notre cagoule d'entrée de gamme et économique pour la protection respiratoire à ventilation assistée et adduction d'air. Ils peuvent être utilisés avec les appareils respiratoires à ventilation assistée et les systèmes respiratoires à adduction d'air 3M™ dans une grande variété d'applications.



- Coiffe d'entrée de gamme à usage général pour la protection respiratoire à ventilation assistée et à adduction d'air
- Le harnais de tête intégré offre une couverture de la tête et du visage
- Fournit une protection du visage et des yeux contre les éclaboussures de liquide et les particules volantes à faible énergie et la poussière (niveau F)

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000000142	S-133L1	Cagoule à harnais de tête intégré 3M™ Versaflo™ S-133L, taille L	1	Pièce
7000044300	S-133S	Cagoule à harnais de tête intégré 3M™ Versaflo™ S-133S, taille S	1	Pièce

## Cagoules à harnais de tête intégré haute durabilité 3M™ Versaflo™ série S-300

La cagoule à haute durabilité 3M™ Versaflo™ série S-300 est notre cagoule à harnais de tête intégré haute durabilité offrant une couverture complète de la tête et du visage, ainsi qu'une protection des yeux et du visage. Notre cagoule est conçue dans un tissu doux, silencieux et à effet peluche faible pour un confort élevé. Elle peut être utilisée avec les appareils respiratoires à ventilation assistée et les système de protection respiratoire à adduction d'air 3M™ dans une grande variété d'applications.



- Le harnais de tête intégré offre une couverture de la tête et du visage
- Protège le visage et les yeux contre les éclaboussures de liquide et les particules volantes à faible énergie ainsi que la poussière (niveau F)
- Conçue dans un tissu durable, doux et à effet peluche faible pour le confort de l'utilisateur

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000000144	S-333LG	Cagoule à harnais de tête intégré et à haute durabilité 3M™ Versaflo™ S-333LG, taille L	1	Pièce
7000044301	S-333SG	Cagoule à harnais de tête intégré et à haute durabilité 3M™ Versaflo™ S-333SG, taille S	1	Pièce

# Protection respiratoire

## Coiffe à suspension intégrée 3M™ Versaflo™, série S

La coiffe à harnais de tête intégré 3M™ Versaflo™ série S-400 est notre cagoule à harnais de tête intégré qui couvre la tête, le visage, le cou et les épaules et qui protège les yeux et le visage contre les projections de liquides, les particules volantes à faible énergie et la poussière. Ils peuvent être utilisés avec les appareils respiratoires à ventilation assistée et les systèmes respiratoires à adduction d'air 3M™ dans une grande variété d'applications.



- Le harnais de tête intégré offre une couverture de la tête, du visage, du cou et des épaules
- Protège le visage et les yeux contre les éclaboussures de liquide et les particules volantes à faible énergie ainsi que la poussière (niveau F)
- Convient aux applications qui nécessitent un remplacement fréquent de la coiffe mais aussi aux environnements peu salissants pour le revêtement externe

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000000145	S-433L	Coiffe à harnais de tête intégré 3M™ Versaflo™ S-433L, taille L	1	Pièce
7000044302	S-433S	Coiffe à harnais de tête intégré 3M™ Versaflo™ S-433S, taille S	1	Pièce

## Coiffes à harnais de tête intégré 3M™ Versaflo™ série S-500

La cagoule longue durée 3M™ S-500 de série S avec harnais intégré et joint facial d'étanchéité est similaire à la S-400, mais avec un tissu plus durable, plus souple, plus assourdissant et à effet peluche faible qui enveloppe confortablement l'utilisateur.



- Le harnais de tête intégré offre une couverture de la tête, du visage, du cou et des épaules
- Protège le visage et les yeux contre les éclaboussures de liquide et les particules volantes à faible énergie ainsi que la poussière (niveau F)
- Conçue dans un tissu durable, doux et à effet peluche faible pour le confort de l'utilisateur

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100011287	S-533S	Cagoule 3M™ série S longue durée S-533S	1	Pièce
7000000147	S-533L	Cagoule longue durée 3M™ de série S S-533L	1	Pièce

## Coiffes premium 3M™ Versaflo™ série S-600 avec harnais de tête réutilisables

Les coiffes 3M™ Versaflo™ Premium série S-600 avec harnais de tête réutilisable couvrent à la fois la tête, les cheveux, le cou et les épaules. Ils peuvent être utilisés avec les appareils respiratoires à ventilation assistée et les systèmes respiratoires à adduction d'air 3M™ dans une grande variété d'applications.



- Couvre à la fois la tête, les cheveux, le cou et les épaules
- Protège le visage et les yeux contre les éclaboussures de liquide et les particules volantes à faible énergie ainsi que la poussière (niveau F)
- Tissu de la coiffe : 2 couches de polypropylène non tissé laminé à un film polypropylène

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000000149	S-60510	Coiffe de rechange 3M™ Versaflo™ Premium S-655 avec cape intérieure S-605	10	Paquet
7000000151	S-60710	Coiffe de rechange 3M™ Versaflo™ Premium S-657 avec cape intérieure S-607	10	Paquet
7100079871	S-657	Coiffe de rechange 3M™ Versaflo™ Premium S-657 avec double cape de protection	1	Pièce
7100079870	S-655E	Coiffe de rechange 3M™ Versaflo™ S-655 avec col intérieur	1	Pièce

# Protection respiratoire

## Coiffes de peintre 3M™ Versaflo™ série S-700

Les coiffes de peintre 3M™ Versaflo™ série S-700 couvrent à la fois la tête, les cheveux, le cou et les épaules avec un tissu conçu pour aider à capturer les projections de peinture. Ils peuvent être utilisés avec les appareils respiratoires à ventilation assistée et les systèmes respiratoires à adduction d'air 3M™ dans une grande variété d'applications.

- Conçue pour capturer les projections de peinture tout en minimisant les risques éventuels d'éclaboussures sur la pièce à usiner
- La cape intérieure minimise le risque que la peinture entre en contact avec la peau ou les vêtements
- Le harnais de tête interne réutilisable de qualité supérieure peut être une solution rentable pour les environnements à taux de mise au rebut élevé



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100079872	S-757	Coiffe pour peintres 3M™ Versaflo™ S-757	1	Pièce
7000027992	S-707-10	Coiffe pour peintres 3M™ Versaflo™ S-757 avec cape intérieure S-707	10	Pièce

## Coiffes 3M™ Versaflo™ Premium avec harnais de tête réutilisable et coutures scellées, série S-800

La coiffe 3M™ Versaflo™ Premium série S-800 avec harnais de tête réutilisable et coutures scellées est spécialement développée pour les environnements exposés aux éclaboussures de liquides chimiques. Ils peuvent être utilisés avec les appareils respiratoires à ventilation assistée et les systèmes respiratoires à adduction d'air 3M™ dans une grande variété d'applications.

- Capuche remplaçable conçue pour les environnements exposés aux éclaboussures de liquides chimiques
- Protège le visage et les yeux contre les éclaboussures de liquide et les particules volantes à faible énergie ainsi que la poussière (niveau F)
- Fabriquée à partir de tissu résistant aux produits chimiques avec coutures scellées



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100079874	S-855E	Coiffe 3M™ Versaflo™ Premium S-855E avec coutures scellées, taille unique	1	Pièce
7100079873	S-805E5	Coiffe de rechange 3M™ Versaflo™ Premium S-805-5 avec coutures scellées et col interne	5	Pièce

## Cagoules pour système d'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™

La cagoule 3M™ avec casque intérieur FH-51 est une coiffe ample et durable, approuvée pour le système de protection respiratoire à ventilation assistée 3M™ PF-602E ; elle combine la protection respiratoire et la protection de la tête, du visage et des yeux. La cagoule est destinée à être utilisée dans les environnements sujets aux éclaboussures de produits chimiques liquide ; elle intègre un casque qui la rend particulièrement adaptée aux environnements industriels exigeants

- Cagoule ample avec casque intégré
- Convient aux environnements industriels exigeants
- Cagoule conçue pour être utilisée dans les environnements sujets aux éclaboussures de produits chimiques liquides



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100265226	FH-51	Cagoule 3M™ avec casque intérieur, FH-51, 1 unité/boîte	1	Pièce

# Protection respiratoire

## Pièces et accessoires pour système à ventilation assistée

### Batteries pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100265192	PV-330	Batterie 3M™ PV-330 pour appareil respiratoire à ventilation assistée PV-300E, 1 unité/boîte	1	Pièce
7100150925	TR-830	Batterie 3M™ Versaflo™ TR-830/94243(AAD) à sécurité intrinsèque pour PAPR TR-800	1	Pièce
7000144501	TR-630	Batterie Standard 3M™ Versaflo™ TR-630, Batterie Standard 3M™ Versaflo™ TR-630	1	Pièce
7000144502	TR-632	Batterie haute capacité 3M™ Versaflo™ TR-632, Batterie haute capacité 3M™ Versaflo™ TR-632	1	Pièce
7100005643	TR-332	Batterie à grande capacité 3M™ Versaflo™ TR-332	1	Pièce

### Chargeurs de batterie pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100264730	PV-341	Chargeur de batterie 3M™ PV-341 pour appareil respiratoire à ventilation assistée PV-300E	1	Pièce
7100236843	PF-641E	Chargeur de batterie 3M™ pour batterie PF-630, PF-641E	1	Pièce
7100036882	833706	Chargeur de batterie pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ pour Adflo™, 6 stations, Union Européenne, 833706	1	Pièce
7100010253	TR-344E	Chargeur de batterie à 4 stations 3M™ TR-344	1	Pièce
7000103966	TR-341E	Chargeur de batterie à station unique 3M™ TR-341E	1	Boîtier
7000144504	TR-641E	Kit chargeur individuel 3M™ Versaflo™, Euro, TR-641EKit chargeur individuel 3M™ Versaflo™, Euro, TR-641E	1	Pièce
7000144505	TR-644E	Kit chargeur quatre postes 3M™ Versaflo™, Euro, TR-644EKit chargeur quatre postes 3M™ Versaflo™, Euro, TR-644E	1	Pièce
7000103971	TR-340	Prise de charge de batterie 3M™ TR-340	1	Pièce
7000144503	TR-640	Support de charge pour batterie 3M™ Versaflo™, TR-640	1	Pièce

# Protection respiratoire

## Ceintures et ensembles de ceinture pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100236838	SC-626	Ceinture de confort 3M™ pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ PF-602E+, SS-626	4	Pièce
7000103972	TR-326	Ceinture en cuir 3M™ TR-326	1	Boîtier
7100265218	SC-327	Ceinture facile à nettoyer 3M™ SC-327 pour les appareils respiratoires à ventilation assistée PF-602E-ASB et PV-300E, 1 unité/boîte	5	Pièce
7000103973	TR-327	Ceinture facile à nettoyer 3M™ TR-327	1	Pièce
7100055314	835000	Ceinture pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ pour Adflo™, cuir, 835000	1	Pièce
7100006958	TR-325	Ceinture standard 3M™ TR-325	1	Paquet
7100236811	SC-625	Ceinture standard 3M™ pour appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™ PF-602E+ et PF-602E-ASB, SS-625	1	Pièce
7000044238	3010062P	Dustmaster™ Ceinture 3M™ 301-00-62P	5	Pièce
7100222674	TR-627	Easy Clean Ceinture 3M™ Versaflo™ TR-627	1	Pièce
7000044417	835010	Raccord rapide de ceinture pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ pour Adflo™, 835010	1	Pièce
7000042675	5301253P	Raccords CEJN pour bloc ceinture	1	Paquet
7100222675	TR-626	TR-626 Ceinture haute durabilité en cuir	1	Pièce

## Bretelles pour systèmes 3M™ Versaflo™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000044317	TR-329	Bretelles 3M™ TR-329	1	Paire
7000044425	835020	Ceintures pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ pour Adflo™, 835020.	10	Trousse

## Harnais de sac à dos 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100300071	TR-927	Harnais de sac à dos 3M™	1	Pièce

## Extension pour ceinture 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100135289	TR-627X	Extension pour ceinture 3M™ TR-600	1	Pièce



# Protection respiratoire

## Adaptateur pour harnais dorsal 3M™ Versaflo™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100035843	TR-655	Adaptateur pour harnais dorsal 3M™ Versaflo™ TR-655	1	Pièce

## Couvre-filtres pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100099577	TR-371+	3M™ Versaflo™ Couvre-filtre TR-371	1	Sac
7100080252	838031	Couvercle de filtre pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ pour Adflo™, noir, 838031	1	Caisse
7100237883	SC-6000FC	Couvre-filtre 3M™ SS-6607	10	Pièce
7100021248	TR-6100FC	Couvre-filtre 3M™ Versaflo™ TR-6100FC	1	Pièce
7100021336	TR-6300FC	Couvre-filtre 3M™ Versaflo™ TR-6300FC	1	Pièce
7100021252	TR-6500FC	Couvre-filtre 3M™ Versaflo™ TR-6500FC	1	Pièce
7100021251	TR-6700FC	Couvre-filtre 3M™ Versaflo™ TR-6700FC	1	Pièce
7100021247	TR-6800FC	Couvre-filtre 3M™ Versaflo™ TR-6800FC	1	Pièce

## Pare-étincelles 3M™ Versaflo™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000103970	TR-362E	Pare-étincelles 3M™ TR-362	1	Pièce
7100035845	TR-662	Pare-étincelles 3M™ Versaflo™ TR-662	2	Pièce

## Préfiltres d'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000059880	TR-3600	3M™ Versaflo™ Préfiltre TR-3600	10	Paquet
7100236854	SC-6600	Préfiltre 3M™ SS-6600	100	Pièce
7100021255	TR-6600	Préfiltre 3M™ Versaflo™ TR-6600	50	Pièce
7100236853	SC-6601	Préfiltre et support de préfiltre 3M™ SS-6601	5	Pièce
7100237884	SC-6602	Support de préfiltre 3M™ SS-6602	10	Pièce

# Protection respiratoire

## Tuyaux respiratoires à ventilation assistée et adduction d'air 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100038562	BT-50	3M™ Versaflo™ Tuyau respiratoire BT-50	1	Pièce
7000144499	S-222	Système à adduction d'air S-200+ Tuyau respiratoire	1	Pièce
7000000159	BT-20L	Tuyau respiratoire 3M™ Versaflo™ BT-20L	1	Pièce
7000000158	BT-20S	Tuyau respiratoire 3M™ Versaflo™ BT-20S	1	Pièce
7100006955	BT-30	Tuyau respiratoire 3M™ Versaflo™ BT-30	1	Pièce
7100189372	BT-63	Tuyau respiratoire 3M™ Versaflo™ BT-63, étanche, longueur réglable	1	Pièce
7100189597	BT-64	Tuyau respiratoire 3M™ Versaflo™ BT-64, étanche, ultrarésistant	1	Pièce
7100265213	SC-BT-56-ASB	Tuyau respiratoire ultrarésistant 3M™ SC-BT-56-ASB pour PF-602E-ASB, 1 unité/boîte	1	Pièce
7100265025	SC-BT-56-ASB-L	Tuyau respiratoire ultrarésistant 3M™ SC-BT-56-ASB-L pour PF-602E-ASB, 1 unité/boîte	1	Pièce
7100218783	BT-54	Tuyau respiratoire étanche 3M™ Versaflo™ BT-54	1	Pièce
7100069524	BT-40	Tuyau respiratoire, activités lourdes 3M™ Versaflo™ BT-40	1	Pièce

## Housses de protection de tuyau respiratoire 3M™ Versaflo™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000042907	BT-926	Bouchon de tuyau respiratoire ignifugé 3M™ BT-926	1	Pièce
7000103964	BT-922	Bouchon de tuyau respiratoire jetable 3M™ BT-922	1	Paquet
7100099908	BT-927	Coiffe de protection contre la chaleur rayonnante à tuyau respiratoire 3M™ Versaflo™, BT-927	1	Pièce

## Coiffe de protection contre la chaleur rayonnante 3M™ Versaflo™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100099853	M-973	Coiffe de protection contre la chaleur rayonnante 3M™ Versaflo™, M-973	1	Pièce
7100099854	M-975	Coiffe de protection contre la chaleur rayonnante 3M™ Versaflo™, M-975	1	Pièce

## Housses de protection pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100236812	PF-651	Housse de protection 3M™ pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ PF-602E+, PF-651	5	Pièce
7100260719	TR-381	Protection pour appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-381, pour appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée TR-300+, 10 unités/boîte	10	Pièce
7100260718	TR-681	Protection pour appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-681, pour appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée TR-600/800, 10 unités/boîte	10	Pièce

# Protection respiratoire

## Surprotection légère de la tête du cou et des épaules 3M™ Versaflo™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100063882	M-972	Couvre-coiffe ignifugé 3M™ Versaflo™ M-972	1	Pièce
7100063944	M-976	Surprotection légère de la tête, du cou et des épaules 3M™ Versaflo™, M-976	1	Pièce

## Indicateurs de débit d'air pour appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000103967	TR-970	Indicateur de débit d'air 3M™ TR-970	1	Boîtier
7000044404	838020	Indicateur de débit d'air pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ pour Adflo™ 838020	1	Pièce
7100293333	PF-972	Indicateur de débit d'air 3M™ pour appareil respiratoire à ventilation assistée PF-602E+, PF-972	1	Pièce
7100035846	TR-971	Indicateur de débit d'air TR-971 3M™ Versaflo™	1	Pièce

## Film de protection visière 3M™ Versaflo™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100001829	M-928	Film de protection pour visière détachable 3M™ Versaflo™ M-928	40	Pièce
7000042683	S-920L	Film de protection visière 3M™ Versaflo™ S-920L pour coiffes et cagoules avec harnais standard M/L	40	Pièce
7000027993	S-920S	Film de protection visière 3M™ Versaflo™ S-920S pour coiffes et cagoules avec harnais standard S/M	40	Pièce
7000000156	S-922	Film de protection visière 3M™ Versaflo™ S-922 pour cagoules avec harnais Premium	4	Sac

## Visière à revêtement 3M™ Versaflo™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000042917	M-925	Visière 3M™ Versaflo™, polycarbonate, non traitée, M-925	5	Pièce
7100063883	M-927	Visière à revêtement 3M™ Versaflo™, polycarbonate, M-927	5	Pièce

## Coussinets et bandeaux de Confort 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000044308	S-957L	3M™ Bande de confort pour suspension intégrée S-957L, M/L	20	Pièce
7000042685	S-954	3M™ Bandes de confort ,size reducing' pour suspension réutilisable Premium S-954	20	Pièce
7000042684	S-953	3M™ Bandes de confort pour suspension réutilisable Premium S-953	1	Pièce
7100064142	M-956	Adaptateur de taille confortable pour harnais de tête 3M™ Versaflo™ M-956	10	Pièce
7000103918	M-957	Bande frontale Confort 3M™ M-957	1	Paquet

# Protection respiratoire

## Outil de fixation de batterie 3M™ Versaflo™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100150921	TR-838	Outil de fixation de batterie 3M™ Versaflo™ TR-838/94244(AAD) pour batteries PAPR TR-800 et TR-830	1	Pièce

## Kit de nettoyage et de stockage 3M™ Versaflo™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100035841	TR-653	Kit de nettoyage et de stockage 3M™ Versaflo™ TR-653Kit de nettoyage et de stockage 3M™ Versaflo™ TR-653	1	Pièce

## Survisères 3M™ Versaflo™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100099909	M-967	Survisière 3M™ Versaflo™, or, teinte infrarouge 5, M-967	1	Pièce

## Systèmes à adduction d'air 3M™ Versaflo™, série V

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100005806	V-500E	Système à adduction d'air 3M™ Versaflo™, régulateur d'air, V-500E	1	Pièce
7000103979	V-200E	Système à adduction d'air 3M™ Versaflo™, régulateur de chauffage d'air, V-200E	1	Pièce
7000103980	V-100E	Système à adduction d'air 3M™ Versaflo™, régulateur de refroidissement d'air, V-100E	1	Pièce

## Tuyau de service standard 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000042678	3080040P	Tuyau d'air spiralé 3M™ 308-00-40P de 7,5	1	Pièce
7000042676	3080030P	Tuyau de service standard 3M™ 308-00-30P de 10 m	1	Pièce
7000042677	3080031P	Tuyau de service standard 3M™ 308-00-31P de 30 m	1	Pièce
7000044242	3080072P	Tuyau de service standard 3M™ 308-00-72P de 10 m	1	Pièce

# Protection respiratoire

## Bouchons et ensembles de bouchons pour ventilation assistée et adduction d'air 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100237055	PF-653	Bouchons de douche 3M™ pour appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™ PF-600E+ et PF-600E-ASB, PF-653	5	Pièce
7000042673	5301281P	Raccords CEJN pour tuyaux	1	Paquet
7000044241	5301252P	Raccords Rectus 25 pour bloc-ceinture	3	Pièce
7000042674	5301282P	Raccords Rectus pour tuyaux	1	Paquet

## 3M™ Kit Tuyau Pistolet Peinture

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000088331	C-231/1	3M™ C-231/06781 Kit Tuyau Pistolet Peinture - 6 Kits/Carton	1	Trousse

## Bague rotative d'ajustement du débit d'air 3M™ Versaflo™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000000157	S-955	3M™ Raccord pour suspension réutilisable Premium S-9545	1	Paquet

## Bandoulière à nettoyage facile 3M™ pour RAS-ASB

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100265050	RAS- 327	Bandoulière à nettoyage facile 3M™ RAS-327 pour RAS-ASB	1	Pièce

## Kit amiante pour système d'appareil respiratoire à adduction d'air 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100266045	RAS-ASB-L	Kit amiante pour système de protection respiratoire à adduction d'air 3M™ RAS-ASB-L	1	Pièce

## Cols intérieurs pour capes de protection 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100137832	M-444	3M™ Col intérieur pour capes de protection	1	Pièce

# Protection respiratoire

## Harnais de tête 3M™ Versaflo™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100063895	M-350	Harnais de tête 3M™ Versaflo™ M-350	1	Pièce
7100063886	M-150	Suspension de tête 3M™ Versaflo™, M-150	1	Pièce

## Capas de protection 3M™ Versaflo™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100137905	M-448	3M™ Versaflo™ Cape de protection haute durabilité M-448	1	Pièce
7100137850	M-447	3M™ Versaflo™ Cape de protection résistant à la flamme M-447	1	Pièce

## Joint facial 3M™ Versaflo™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100064141	M-935	Joint facial 3M™ Versaflo™, standard, M-935	5	Pièce
7100137904	M-936	Joint facial 3M™ Versaflo™, confort, M-936	5	Pièce
7100137903	M-937	Joint facial ignifugé 3M™ Versaflo™ M-937	5	Pièce

## Kits Silencieux 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000104061	023-06-35P	023-06-35P Adaptateur de tuyau d'air pour V-200E	1	Trousse

## Vanne de décharge 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000088345	C-340	Vanne de décharge 3M™ C-340	1	Paire

## Système à adduction d'air 3M™ Versaflo™, régulateur d'air

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100024108	S-212	Système à adduction d'air 3M™ Versaflo™, régulateur d'air, S-212	1	Pièce



# Détection et contrôle

# Détection et contrôle

## Dispositifs de Détection

### Dosimètre pour vapeurs organiques 3M™ 3500+

Le dosimètre pour vapeurs organiques 3M™ 3500+ est un moyen économique et pratique d'effectuer un échantillonnage personnel de l'air pour de nombreuses vapeurs organiques.

Il est facile à utiliser : clipsez-le à votre boutonnière, à votre col ou à votre poche sans interférer avec votre travail. Pour échantillonner votre air, le dosimètre ne nécessite ni piles, ni tuyaux, ni pompes.

- Dosimètre à la pointe de la technologie
- Simple, économique et pratique
- Capacité d'échantillonnage élevée pour une large gamme de vapeurs organiques



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100249088	3500+	Dosimètre pour vapeurs organiques 3M™, 3500+	10	Pièce

### Dosimètre pour vapeurs organiques 3M™ 3501+

Le dosimètre pour vapeurs organiques 3M™ 3501+ à taux d'échantillonnage élevé est un moyen économique et pratique d'effectuer un échantillonnage personnel de l'air pour de faibles niveaux de vapeurs organiques et un échantillonnage des limites d'une exposition de courte durée (STEL).

Il est facile à utiliser : clipsez-le à votre boutonnière, à votre col ou à votre poche sans interférer avec votre travail. Pour échantillonner votre air, le dosimètre ne nécessite ni piles, ni tuyaux, ni pompes.

- Dosimètre à la pointe de la technologie
- Simple, économique et pratique
- Taux d'échantillonnage par diffusion le plus élevé disponible pour la surveillance des faibles niveaux de contaminants et l'échantillonnage STEL



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100249097	3501+	Dosimètre pour vapeurs organiques 3M™, taux d'échantillonnage élevé, 3501+	5	Pièce

### Dosimètre pour oxyde d'éthylène 3M™ 3551+

Le dosimètre 3M™ 3551 pour oxyde d'éthylène est un appareil léger qui collecte l'oxyde d'éthylène dans le milieu ambiant. Notre dosimètre se présente sous la forme d'un boîtier en plastique qui contient une membrane perméable et absorbante qui peut être testée en laboratoire pour vous aider à déterminer la concentration d'oxyde d'éthylène en suspension dans l'air.

- Collecter et analyser séparément l'oxyde d'éthylène dans l'environnement de travail
- Précision de +/-25 % à un niveau de confiance de 95 % pour de nombreux contaminants sur le lieu de travail
- Léger



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100249356	3551+	Dosimètre pour oxyde d'éthylène 3M™, 3551+	5	Pièce



# ■ Détection et contrôle

## Dosimètre pour formaldéhyde 3M™ 3721+

Le dosimètre pour formaldéhyde 3M™ 3721+ est un moyen économique et pratique d'effectuer un échantillonnage personnel de l'air pour le formaldéhyde et certains autres aldéhydes.

Il est facile à utiliser : clipsez-le à votre boutonnière, à votre col ou à votre poche sans interférer avec votre travail. Pour échantillonner votre air, le dosimètre ne nécessite ni piles, ni tuyaux, ni pompes.

- Dosimètre à la pointe de la technologie
- Simple, économique et pratique
- Une méthode adéquate pour l'échantillonnage de l'air et l'analyse du formaldéhyde et de certains autres aldéhydes



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100251921	3721+	Dosimètre pour formaldéhyde 3M™, 3721+	5	Pièce





# Protection auditive

40 millions d'ouvriers sont exposés à des bruits forts, et 13 millions d'entre eux souffrent de troubles de l'audition, malgré les réglementations liées au secteur\*. Vous pouvez promouvoir votre programme de préservation de l'audition en optant pour une approche globale et personnalisée. Pour mettre en œuvre une solution réellement efficace, vous devez avant tout comprendre les dangers, la réglementation et les facteurs affectant la protection.

## Protections auditives adaptées au monde réel




**Niveaux de bruit variables :** Les travailleurs, qui évoluent dans des environnements divers, sont confrontés à un vaste éventail de niveaux sonores tout au long de la journée, dans différentes zones d'un même site.

**Le facteur humain :** Chaque individu présentant un conduit auditif d'une forme, d'une taille et d'une anatomie particulières, il n'existe pas de protection auditive standard. La personnalisation est au cœur du développement des protections.


**Communication des employés :** Les employés, qui doivent absolument communiquer avec leurs collègues ou entendre les signaux d'avertissement, sont tenus de protéger leur ouïe contre les niveaux sonores à risque.

## Quels types de sons nécessitent une protection auditive ?

Au travail et à domicile, il est important de connaître les types de bruits susceptibles de provoquer une perte auditive qui nécessitent une protection dédiée :



## Échelle des décibels db(A)



Une exposition répétée à des sons à volume élevé supérieurs à 85 db(A) peut causer une perte d'audition permanente et des acouphènes. Parmi les autres effets liés au bruit figurent le stress, l'anxiété, l'hypertension, les troubles du sommeil et la fatigue.

\*Source : Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

# Validation

## Comment déterminez-vous quelle protection auditive vous proposerez à vos collaborateurs ?

Si vous utilisez simplement le taux d'atténuation repris sur l'emballage de protection auditive comme un guide, il se peut que vous ne proposiez pas des niveaux de protection précis pour chaque collaborateur. Chaque oreille a sa taille et sa forme. Pour vous assurer que tous les travailleurs disposent de la protection adaptée, vous devez connaître leur Taux d'atténuation personnel.

**Le risque de perte d'audition causée par le bruit peut être réduit à néant.**

### Pourquoi 3M ?

En tant que leader en matière de protection auditive, 3M propose une solution complète avec des possibilités de test bilatéral des bouchons d'oreille et des coquilles antibruit, ainsi qu'une interface conviviale. Le système de validation 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear est un moyen rapide et simple de trouver la valeur d'atténuation personnelle de vos employés, car nous savons à quel point il est important que votre programme de protection de l'audition convienne parfaitement à votre activité.

En savoir plus visitez: [3M.fr/Earfit](http://3M.fr/Earfit)



### 1 Ajustement 2 Test 3 Évaluation

1 Demandez aux employés de placer leur protection auditive.

2 Connectez-vous à des microphones et lancez le test des haut-parleurs.

3 Utilisez le Taux d'atténuation personnel (PAR) pour personnaliser la sélection de la protection auditive.



### Quel est votre Niveau d'atténuation personnel ?

Chaque employé est différent.  
Chaque poste est différent.  
Chaque oreille est différente.

Obtenir le taux d'atténuation de chaque employé vous donnera la certitude que l'ouïe de vos collaborateurs est protégée et que les protections sont conformes à la législation. C'est pourquoi nous avons créé le Système de validation 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear, rapide, précis et simple.

### Les essais d'ajustement sont primordiaux

Obtenez des résultats fiables. Le Système de validation 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear mesure l'efficacité du bouchon ou de la coquille antibruit dans l'oreille de l'employé, ce qui garantit des résultats précis et de qualité. Comme vous pouvez tester en même temps les deux oreilles, vous pouvez vous concentrer davantage sur la formation et notamment sur l'importance d'une protection et d'un placement corrects.

# Entendre pour la vie.

L'importance de  
la performance  
et de la sélection  
des protections  
auditives.

**Les équipements de protection individuelle utilisés pour contrôler l'exposition aux bruits nocifs doivent être homologués CE conformément à la réglementation 2016/425 (UE) relative aux EPI.**

Cela se fait généralement en testant la protection auditive selon les sections appropriées de la norme européenne harmonisée EN 352.


**Saviez-vous que la famille de normes EN 352 a récemment fait l'objet d'une révision périodique ?**

Les experts techniques de 3M peuvent vous aider à expliquer comment les tests d'atténuation sont effectués, les différences dans les rapports sur les résultats des tests et la performance des produits. Ce sont là quelques-uns des facteurs clés qui permettent de faire un choix éclairé sur la sélection de la protection auditive adaptée au travail.

















**Téléchargez le bulletin  
pour en savoir plus**

# Choisir le bon produit



# Tableau de comparaison

	 Bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Classic™	 Bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Classic™ à cordelette	 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™	 Bouchons d'oreille 3M™ 1100	 Distributeur de bouchons d'oreille 3M™ One Touch™ Pro	 Bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Express™	 Bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Push-Ins™	 Bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ UltraFit™	 3M™ E-A-Rcaps™	 Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I	 Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ II	 Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ III	 Coquille antibruit 3M™ PELTOR™ X4	 Coquille antibruit 3M™ PELTOR™ X5
<b>Types de protections auditives :</b>														
Bouchons d'oreille jetables	•	•	•	•	•									
Bouchons tige						•	•							
Bouchons d'oreille réutilisables								•						
Arceaux antibruit									•					
Casques Antibruits										•	•	•	•	•
SNR v dB	31	31	34	35		28	31/35	29	24	27	31	34	32	37
<b>Niveau sonore :</b>														
< 85 dB														
83 – 93 dB														
87 – 98 dB	•	•				•			•	•				
94 – 105 dB							•	•			•			
95 – 110 dB			•	•			•					•	•	•
<b>Besoins du client :</b>														
Avec cordelette		•	•	•		•	•	•						
Sans cordelette	•		•	•		•	•	•						
<b>Application/Environnement :</b>														
Température (*froid/chaud*)	••	••	••	••		••	••	••	••	•	•	•	•	•
Humidité	•	•								•	•	•	•	•
Manque d'installations sanitaires						•	•	•		•	•	•	•	•



# Utilisation et entretien des protections auditives

## Bouchons d'oreille à rouler




### Mode d'emploi


Roulez et comprimez lentement le bouchon d'oreille en mousse de façon à former un cylindre très mince. Une fois comprimé, insérez bien le bouchon dans le conduit auditif. L'ajustement est plus facile en passant la main derrière la tête pour tirer l'oreille vers l'extérieur et vers le haut pendant l'insertion.

### Entretien et nettoyage

Veillez à la propreté des bouchons d'oreille et débarrassez-les de toute substance susceptible d'irriter le conduit auditif. Essuyez la saleté et les débris des bouchons d'oreille avec un chiffon propre entre les utilisations. Jetez les bouchons si vous remarquez une modification de leur fermeté ou s'ils ne retrouvent pas leur taille et leur forme initiales.



## Bouchons d'oreille prémoulés réutilisables




### Mode d'emploi


Passez votre bras derrière votre tête et attrapez votre oreille. Tirez-la vers l'arrière tout en insérant le bouchon d'oreille avec un léger mouvement circulaire jusqu'à sentir l'obturation. Il se peut que vous ressentiez une gêne au début, surtout si vous n'avez jamais porté de bouchons d'oreille.

### Entretien et nettoyage

Les bouchons d'oreille préformés peuvent être utilisés pendant plusieurs mois selon le type de bouchons, votre environnement de travail, votre hygiène et les paramètres chimiques de votre corps. Il sera nécessaire de les remplacer lorsque les collerettes rétréciront, durciront, se déchireront, se fissureront ou seront définitivement déformées. Lavez-les dans une eau chaude savonneuse et rincez bien. Lorsqu'ils sont secs, rangez-les dans un étui de transport.



## Arceaux antibruit




### Mode d'emploi

Prenez les extrémités larges des tiges et faites-les pivoter pour diriger les embouts vers les ouvertures des canaux auditifs. Poussez fermement et remuez les tiges dans le conduit auditif jusqu'à ce que le bouchon forme une bonne étanchéité. Tirer sur l'extrémité de l'oreille tout en insérant les embouts peut faciliter l'opération.

### Entretien et nettoyage

Les protections auditives semi-auriculaires peuvent être nettoyées de la même manière que des bouchons d'oreille à rouler. Comme l'arceau maintient les embouts en place afin de préserver l'étanchéité acoustique, n'y touchez plus, car cela pourrait réduire la protection garantie par le dispositif.



## Coquilles antibruit




### Mode d'emploi

Les coquilles antibruit doivent entourer complètement l'oreille et reposer complètement contre la tête. Ajustez le serre-tête afin que les coussinets exercent une pression identique autour des oreilles, pour profiter d'une réduction optimale du bruit. Placez vos cheveux derrière les coussinets. Évitez de porter une casquette, un crayon sur l'oreille ou quoi que ce soit d'autre susceptible d'empêcher l'étanchéité.

### Entretien et nettoyage

Les coussinets peuvent être nettoyés à l'eau chaude savonneuse avant d'être soigneusement rincés. N'utilisez ni alcool ni solvants. Les coussinets doivent normalement être remplacés au minimum deux fois par an, dès qu'ils deviennent fermes, qu'ils se fissurent ou qu'ils n'assurent plus d'étanchéité correcte. Ne modifiez pas les coquilles antibruit d'une quelconque manière. Ne tirez et ne malmenez pas non plus sur le serre-tête, car cela réduira la protection.



### Mode d'emploi



# Distributeur de bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro

Offre une protection auditive pratique lorsque les employés en ont besoin. Le distributeur de bouchons d'oreille 3M™ One Touch™ Pro distribue un bouchon d'oreille à la fois d'un simple mouvement du poignet. Terminé les frais et le gaspillage des bouchons emballés individuellement. Fabriqué à partir de plastique ABS avec une plaque arrière en acier thermolaqué, il est conçu pour les environnements difficiles, à l'intérieur comme à l'extérieur.

- ▶ Distribue avec précision un bouchon d'oreille à la fois
- ▶ Distribue le bouchon d'oreille directement dans la main
- ▶ Plaque arrière en acier thermolaqué et plastique ABS et POM durable pour les environnements difficiles
- ▶ Autoportant ou à fixation murale, peut être situé à l'intérieur ou à l'extérieur
- ▶ Trous de montage conçus pour une variété de distributeurs compétitifs
- ▶ Le design innovant protège du soleil, de la pluie et du vent lors de la distribution de bouchons d'oreille à l'extérieur



Bouchons d'oreille  
3M™ E-A-R™ Classic™



Bouchons d'oreille  
3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™



Bouchons d'oreille  
3M™ 1100

Réf. produit	Description du produit	Quantité par carton
391-0000	Distributeur de bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ One Touch™	1 EA
PD-01-001	3M™ E-A-R™ Classic™ Bouteille de recharge de bouchons d'oreille	500 RP
PD-01-002	3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Bouteille de recharge de bouchons d'oreille	500 RP
1100-R	3M™ 1100 Bouteille de recharge de bouchons d'oreille	500 RP

# Protection auditive

## Bouchons d'oreilles

### Focus

### Bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Express™

Les bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Express™ sont adaptables et malléables, pour être insérés dans le conduit auditif, afin de réduire l'exposition à des niveaux sonores dangereux. Offrent à la fois une revendication de performance d'insertion à une main et à deux mains de 28 dB SNR, testé conformément à la norme EN 352-2:2020.



- Offrent à la fois une revendication de performance d'insertion à une main et à deux mains de 28 dB SNR, testé conformément à la norme EN 352-2:2020.
- Design unique, conçu pour contribuer à assurer une étanchéité efficace
- Les embouts en mousse 3M™ E-A-R™ brevetés se compressent facilement pour une insertion en douceur et une expansion lente pour un ajustement optimal

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000103732	EX01001	Bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Express™, avec cordelette, 100 paires/boîte, EX-01-001	400	Paire
7000103733	EX01002	Bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Express™, sans cordelette, 100 paires/boîte, EX-01-002	400	Paire

### Focus

### Bouchons 3M™ E-A-R™ Push-Ins™

Les bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Push-Ins™ sont dotés d'embouts en mousse 3M E-A-Rform™ dont la forme et les dimensions s'adaptent facilement à la plupart des oreilles. Nos bouchons d'oreille jaunes reconnaissables ont une tige bleue flexible pour une insertion facile dans l'oreille avec une ou deux mains. L'insertion par poussée rend la pose et le retrait faciles et hygiéniques.



- Taux d'atténuation (SNR) de 35 dB pour une insertion à deux mains et de 31 dB pour une insertion à une main
- Embouts E-A-Rform™ uniques dont la forme et les dimensions s'adaptent facilement à la plupart des oreilles
- Hygiéniques et faciles à utiliser grâce à leurs tiges flexibles qui évitent d'avoir à toucher l'embout en mousse

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000052713	EX01020	Bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Push-Ins, avec cordelette, EX-01-020	400	Paire
7000052714	EX01021	Bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Push-Ins, sans cordelette, EX-01-021	400	Paire

# Protection auditive

## Bouchons d'oreille 3M™ E-A-Rsoft™ 21

Les bouchons d'oreille 3M™ E-A-Rsoft™ 21 sont jetables et conçus pour être insérés dans le conduit auditif, afin de réduire l'exposition aux niveaux sonores dangereux et à d'autres sons bruyants.

- Mousse de polyuréthane souple à expansion lente pour un confort continu tout au long de la journée
- La forme ronde permet un ajustement sûr
- Il n'est pas nécessaire de les rouler



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000052712	ES01009	Bouchons d'oreille 3M™ E-A-Rsoft™ 21, sans cordelette, 1 000 paires/boîte, ES-01-009	1000	Paire

### Focus

## Bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Classic™

Les bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Classic™ sont jetables et conçus pour être insérés dans le conduit auditif, afin de réduire l'exposition à des niveaux sonores dangereux et à des sons forts jusqu'à 31 dB SNR. Ces produits sont disponibles avec ou sans cordelette.

- Réduit les niveaux de bruit jusqu'à 31 dB (avec et sans cordelette), testé selon EN 352-2:2020
- La mousse douce à absorption d'énergie offre une faible pression d'équilibre, ce qui en fait l'un des bouchons d'oreille les plus confortables de 3M
- Ils sont résistants à l'humidité, ce qui les rend moins susceptibles de gonfler par absorption d'humidité



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000052844	CC01000	Bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Classic™, avec cordelette, 200 paires/boîte, CC-01-001	200	Paire
7000038203	PD01001	Bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Classic™, bouteille de recharge, 500 paires/bouteille, PD-01-001	500	Paire
7000103748	PD01009	Bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Classic™, sac de recharge, 500 paires/sac, PD-01-009	2000	Paire
7000103777	FP01008A	Bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Classic™, sans cordelette, 2 paires/boîte, FP-01-008P	24	Paire
7000104116	PB01000	Bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Classic™, sans cordelette, 200 paires/sachet, PB-01-000	1000	Paire
7000038198	PP01002	Bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Classic™, sans cordelette, sachet refermable, 250 paires/boîte, PP-01-002	1000	Paire
7000103736	FP01000	FP-01-000 E-A-R Classic SNR = 28 dB Lot de 5 paires de sachets, jaune	1000	Paire

# Protection auditive

## Bouchons d'oreille petite taille 3M™ E-A-R™ Classic™

Le diamètre du bouchon d'oreille petite taille 3M™ E-A-R™ Classic™ est inférieur de 7 % à celui du bouchon d'oreille Classic (la longueur est identique) pour contribuer à offrir un confort et une protection optimaux dans les oreilles plus petites.

- Les bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Classic™ fixent la norme en matière de protection auditive en tant que premiers bouchons d'oreille en mousse au monde
- Mousse basse pression à récupération lente, adaptée à la forme du canal auditif pour un meilleur confort d'utilisation
- Le matériau résistant à l'humidité aide à maintenir un temps d'expansion constant, même dans des environnements humides



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000089396	AM01000	Petits bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Classic™, sans cordelette, 250 paires/boîte, AM-01-001	2000	Paire

## Bouchons d'oreille 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™

Les bouchons d'oreille 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ sont conçus pour être insérés dans le conduit auditif pour réduire l'exposition à des niveaux sonores nuisibles jusqu'à 34 dB et ont été testés selon la norme EN 352-2:2020. Disponibles avec et sans cordelette.

- Réduit les niveaux de bruit jusqu'à 34 dB, testés selon la norme EN 352-2:2020
- Les bouchons d'oreille jaune fluo sont faciles à identifier lors des contrôles de conformité
- La mousse souple permet de maintenir une faible pression à l'intérieur du conduit auditif



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000052845	ES01005	Bouchons d'oreille 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™, avec cordelette, ES-01-005	200	Paire
7000038202	PD01002	Bouchons d'oreille 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™, bouteille de recharge, PD-01-002	500	Paire
7000103747	PD01010	Bouchons d'oreille 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™, sac de recharge, PD-01-010	2000	Paire
710011802	ES01001	Bouchons d'oreille 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™, sans cordelette, ES-01-001	1000	Paire

## Bouchons d'oreille 3M™ E-A-Rsoft™ FX

Les bouchons d'oreille 3M™ E-A-Rsoft™ FX™, en forme de cloche, sont confortables et fabriqués dans une mousse en polyuréthane extensible très douce. Ils offrent le plus haut niveau de réduction du bruit de la gamme de bouchons d'oreille 3M, jusqu'à 37 dB, testés selon la norme EN 352-2:2002.

- Réduit les niveaux de bruit jusqu'à 37 dB, testés selon la norme EN 352-2:2020
- Leur conception conique s'adapte parfaitement à toutes les tailles de conduits auditifs
- Dotés d'une mousse en polyuréthane à extension lente très douce offrant une étanchéité fiable



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000052711	ES01021	Bouchons d'oreille 3M™ E-A-Rsoft™ FX, avec cordelette, ES-01-021	200	Paire
7000052710	ES01020	Bouchons d'oreille 3M™ E-A-Rsoft™ FX, sans cordelette, ES-01-020	2000	Paire

# Protection auditive

## Bouchons d'oreille détectables au métal 3M™ E-A-Rsoft™

Les bouchons d'oreille 3M™ E-A-Rsoft™ détectables au métal sont idéaux pour les niveaux d'exposition au bruit élevés ; ils sont particulièrement efficaces contre les bruits de basse fréquence.



- Boule en acier inoxydable implantée dans le bouchon d'oreille, avec cordelette tressée de métal détectable par les systèmes de détection des métaux dans l'industrie de l'alimentation et boissons
- Mousse en polyuréthane à récupération lente, respectueuse de l'environnement
- La forme conique s'adapte rapidement à la plupart des conduits auditifs

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000052715	ES01011A	Bouchons d'oreille détectables aux métaux 3M™ E-A-Rsoft™, ES-01-011A	200	Paire

### Focus

## Bouchons d'oreille 3M™ 1100

Les bouchons d'oreille 3M™ 1100 sont des modèles en mousse jetables, conçus pour être insérés dans le conduit auditif afin de réduire l'exposition à des niveaux sonores dangereux, jusqu'à 35 dB, testés selon la norme EN 352-2:2020.



- Réduit les niveaux de bruit jusqu'à 35 dB, testés selon la norme EN 352-2:2020
- La forme conique permet de s'adapter à la plupart des tailles de conduits auditifs, pour une étanchéité fiable
- Une fois insérée, la mousse hypoallergénique ramollit avec la température corporelle, pour un port prolongé confortable

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100100638	1110	Bouchons d'oreille 3M™, avec cordelette, 500 paires/boîte, 1110	500	Paire
7000103721	1100B	Bouchons d'oreille 3M™, bouteille de recharge, sans cordelette, 500 paires par boîte, 1100D	500	Paire
7000103796	1100P	Bouchons d'oreille 3M™, sans cordelette, 2 paires par lot, 12 paires/boîte, 1100P	2	Paire
7100100637	1100	Bouchons d'oreille 3M™, sans cordelette, 200 paires/boîte, 1100	1000	Paire
7100100263	1100R	Sachet de recharges de bouchons d'oreille 3M™, sans cordelette, 2 000 paires/boîte, 1100R	2000	Paire

# Protection auditive

## Focus

### Bouchons d'oreilles réutilisables 3M™ E-A-R™

Les bouchons d'oreilles 3M™ E-A-R™ UltraFit™ et 3M™ E-A-R™ Tracers™ réutilisables sont conçus pour être insérés dans le conduit auditif afin de réduire l'exposition à des niveaux sonores dangereux et à d'autres sons bruyants.



- Réduit les niveaux de bruit jusqu'à 29 dB SNR conformément à la norme EN 352-2:2020
- Le design breveté à triple collerette en matériau prémoulé convient à la plupart des conduits auditifs
- Tige ferme et longue pour une insertion et un retrait faciles

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000038200	TR01000	Bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Tracers™, avec cordelette, 50 paires/boîte, TR-01-000	200	Paire
7000103735	TR01020	Bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Tracers™, avec cordelette, TR-01-100	200	Paire
7000038199	UF01000	Bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ UltraFit™, avec cordelette, UF-01-000	500	Paire
7000103727	UF01000S	Bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ UltraFit™, avec cordelette, UF-01-000	200	Paire
7000103745	UF01100	Bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ UltraFit™, avec cordelette, UF-01-100	200	Paire

### Bouchons d'oreilles 3M™ E-A-R™ Ultrafit X™

Les bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Ultrafit™ X sont nos protections auditives à cordelette dotées d'une tige pistolet innovante conçue pour faciliter l'insertion et le retrait. Ils s'adaptent confortablement à la plupart des oreilles et réduisent les niveaux de bruit de 33 dB, conformément à la norme EN 352-2:2020.



- Réduit les niveaux de bruit jusqu'à 33 dB, testés selon la norme EN 352-2:2020
- La tige pistolet innovante permet d'optimiser l'insertion et le retrait pour une étanchéité et une protection accrue
- Embout en polymère souple à triple collerette pour un ajustement confortable dans la plupart des conduits auditifs

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000103757	UF01014	Bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ UltraFit™ X, avec cordelette, UF-01-014	50	Paire

## Focus

### Bouchons d'oreille 3M™ 1200

Les bouchons d'oreille 3M™ série 1200 sont des modèles réutilisables conçus pour être insérés dans le conduit auditif afin de réduire l'exposition à des niveaux sonores dangereux, jusqu'à 25 dB.



- Réduit les niveaux sonores jusqu'à 25 dB
- Conception à triple collerette permettant un ajustement optimal pour la plupart des tailles de conduit auditif
- Fabriqués à partir d'un matériau doux et durable pour un confort optimal

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100288286	3M1261	Bouchons d'oreille 3M™ 1261, homologués CE, bouchons d'oreille réutilisables sans cordelette, 1 paire/sachet refermable, 50 paires/boîte	300	Paire
7100288287	3M1271	Bouchons d'oreille 3M™ 1271, homologués CE, bouchons d'oreille réutilisables avec cordelette, 1 paire/sachet refermable, 50 paires/boîte	300	Paire

# Protection auditive

## Arceaux antibruit 3M™ 1310

Les arceaux antibruit 3M™ E-A-R™ 1310 sont dotés d'un serre-tête breveté flexible qui s'adapte aux mouvements de votre mâchoire et de votre tête, offrant un ajustement confortable et sûr ainsi qu'une faible pression dans l'oreille. L'arceau bleu en plastique acétal robuste est conçu pour s'adapter à l'arrière de la tête ou sous le menton, ce qui le rend idéal pour les personnes exposées à des bruits intermittents.

- Réduit les niveaux sonores jusqu'à 26 dB
- La flexibilité de l'arceau permet de maintenir une pression constante, à un niveau confortable, quel que soit le gabarit de l'utilisateur
- Arceau flexible innovant pour un ajustement optimal et un confort supérieur



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100089592	1310	Arceaux antibruit 3M™, 1310	50	Pièce

## Arceaux antibruit 3M™ E-A-R™ Caboflex™

Les arceaux antibruit 3M™ E-A-R™ Caboflex sont idéaux pour effectuer des allers et venues dans des zones très bruyantes, s'ajustant confortablement autour du cou lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Chaque insert de forme conique pivote de manière à s'aligner avec le conduit auditif, assurant ainsi une étanchéité efficace contre le bruit.

- Réduisent les niveaux sonores jusqu'à 21 dB lorsqu'ils sont utilisés avec un serre-tête
- Arceaux antibruit avec bouchons d'oreille de forme conique qui pivotent de manière à s'aligner avec le conduit auditif, assurant ainsi une étanchéité efficace contre le bruit.
- Les bouchons d'oreille sont lavables et réutilisables pour une utilisation plus hygiénique et économique



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000089406	CF01000	Arceaux antibruit 3M™ E-A-R™ Caboflex™, 40/boîte, CF-01-000	40	Pièce

### Focus

## Arceaux antibruit 3M™ E-A-Rcaps™

La protection auditive à arceau 3M™ E-A-Rcaps™ est dotée d'embouts semi-auriculaires conçus pour sceller l'entrée du conduit auditif afin de réduire l'exposition à des niveaux de bruit dangereux, jusqu'à 23 dB.

- Réduit les niveaux sonores qu'à 23 dB
- L'un des arceaux de protection auditive les plus légers du marché
- Arceau flexible et durable qui peut être lavé et réutilisé plusieurs fois



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000089405	EC01000S	Arceaux antibruit 3M™ E-A-Rcaps™, 400/boîte, EC-01-000	40	Pièce
7000103729	EC01000	Arceaux antibruit 3M™ E-A-Rcaps™, EC-01-000	50	Pièce



# Protection auditive

## Embouts de rechange 3M™ E-A-R™

Embouts de rechange pour une meilleure hygiène et économie, compatibles avec les arceaux antibruit 3M™ E-A-RCaps™, 3M™ E-A-R™ Caboflex™ et 1310.

- Embouts de rechange en mousse pour arceaux antibruit 3M™ E-A-RCaps™, 3M™ E-A-R™ Caboflex™ et 1310
- Embouts faciles à retirer et à remplacer sur vos arceaux
- Les embouts de rechange sont un moyen facile d'améliorer l'hygiène et le confort de votre protection auditive à arceau lavable.



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000103730	ES01300	Embouts de rechange 3M™ E-A-Rcaps™, 23 dB, 2 000 paires/boîte, ES-01-300	500	Paire
7000089407	CS01000	Embouts de rechange 3M™ E-A-R™ Caboflex™, 21 dB, 50 paires/boîte, CS-01-000	50	Paire
7100100262	1311	Embouts de rechange 3M™, 1311	100	Paire

## Distributeurs de bouchons d'oreilles

### Focus

### Distributeur de bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro

Le distributeur 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro permet aux employés en déplacement de se munir facilement de bouchons d'oreille. Un simple mouvement du poignet suffit pour distribuer un bouchon d'oreille à la fois, avec régularité et précision. Le distributeur autoportant ou à fixation murale réutilisable peut être réapprovisionné avec des recharges One Touch™ de nos bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ qui sont très appréciés.

- Distribue avec précision un bouchon d'oreille à la fois
- Distribue le bouchon d'oreille directement dans la main
- En plastique ABS durable pour les environnements difficiles



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100064963	391-0000	Distributeur de bouchons d'oreille 3M™ One Touch™ Pro 391-0000	1	Pièce

# Protection auditive

## Coquilles antibruit

Focus

### Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X1

Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X1 sont des protections auditives légères dotées de coussinets souples et confortables.

Disponibles en modèles avec serre-tête, serre-nuque et montés sur casque.

Le modèle avec serre-tête est doté d'un double bandeau isolé électriquement, qui limite l'accumulation de chaleur sur le dessus de la tête. En fonction des préférences de l'utilisateur ou des besoins de l'application, les versions attachées au casque sont disponibles soit avec une isolation électrique diélectrique, soit avec des bras métalliques robustes.



- Réduction des niveaux de bruit de 26 à 27 dB, selon le modèle, testé selon EN 352:2020
- Large serre-tête plat isolé électriquement, rendant les coquilles antibruit électriquement résistantes, ou « diélectriques »
- Codage couleur permettant d'identifier facilement le niveau de protection

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100097443	X1P5E-OR	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™, orange, monté sur casque, X1P5E-OR	10	Paquet
7000103988	X1P3E	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™, vert, monté sur casque, X1P3	10	Pièce
7100095526	X1P5E	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™, vert, monté sur casque, X1P5E	10	Pièce
7000103987	X1A	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™, vert, serre-tête, X1A	10	Pièce

### Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X2

Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X2 sont des protections auditives innovantes au design fin et moderne. Disponibles en modèles avec serre-tête, serre-nuque et montés sur casque.

Le modèle avec serre-tête est doté d'un double bandeau isolé électriquement, qui limite l'accumulation de chaleur sur le dessus de la tête. En fonction des préférences de l'utilisateur ou des besoins de l'application, les versions attachées au casque sont disponibles soit avec une isolation électrique diélectrique, soit avec des bras métalliques robustes.



- Réduction des niveaux de bruit de 30 à 31 dB, selon le modèle, testé selon EN 352:2020
- Large serre-tête plat isolé électriquement, rendant les coquilles antibruit électriquement résistantes, ou « diélectriques »
- Codage couleur permettant d'identifier facilement le niveau de protection

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000103990	X2P3E	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™, jaune, monté sur casque, X2P3	10	Pièce
7100095525	X2P5E	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™, jaune, monté sur casque, X2P5E	10	Pièce
7000103989	X2A	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™, jaune, serre-tête, X2A	10	Pièce

# Protection auditive

## Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X3

Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X3 comprennent une entretoise spécialement conçue pour offrir une protection contre les niveaux de bruit modérés à élevés sans poids ni encombrement.

Disponibles en modèles avec serre-tête, serre-nuque et montés sur casque.

Le modèle avec serre-tête est doté d'un double bandeau isolé électriquement, qui limite l'accumulation de chaleur sur le dessus de la tête. En fonction des préférences de l'utilisateur ou des besoins de l'application, les versions attachées au casque sont disponibles soit avec une isolation électrique diélectrique, soit avec des bras métalliques robustes.



- Réduction des niveaux de bruit de 32 à 33 dB, selon le modèle, testé selon EN 352:2020
- Disponible en modèles isolés électriquement et résistants ou « diélectriques » dans le serre-tête A et en modèles attachés au casque P5
- Codage couleur permettant d'identifier facilement le niveau de protection

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000103992	X3P3E	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™, rouge, monté sur casque, X3P3	10	Pièce
7100095553	X3P5E	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™, rouge, monté sur casque, X3P5	10	Pièce
7000103991	X3A	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™, rouge, serre-tête, X3A	10	Pièce

### Focus

## Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X4

Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X4 sont nos solutions légères et fines de protection auditive. Elles disposent d'embouts d'oreille en mousse et d'intercalaires innovants pour aider à renforcer l'atténuation et à protéger contre les basses fréquences.

Disponibles en modèles avec serre-tête, serre-nuque et montés sur casque.

Le modèle avec serre-tête est doté d'un double bandeau isolé électriquement, qui limite l'accumulation de chaleur sur le dessus de la tête. En fonction des préférences de l'utilisateur ou des besoins de l'application, les versions attachées au casque sont disponibles soit avec une isolation électrique diélectrique, soit avec des bras métalliques robustes.



- Réduction des niveaux de bruit de 32 à 33 dB, selon le modèle, testé selon EN 352:2020
- Disponible en modèles isolés électriquement et résistants ou « diélectriques » dans le serre-tête A et en modèles attachés au casque P5
- Codage couleur permettant d'identifier facilement le niveau de protection

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000103994	X4P3E	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™, haute visibilité, monté sur casque, X4P3	10	Pièce
7100095551	X4P5E	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™, haute visibilité, monté sur casque, X4P5	10	Pièce
7100097444	X4P5E-OR	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™, orange, monté sur casque, X4P5E-OR	10	Paquet
7000103993	X4A	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™, haute visibilité, serre-tête, X4A	10	Pièce
7100097605	X4A-OR	X4A-OR Serre-tête, orange SNR = 33 dB	10	Paquet

# Protection auditive

## Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X5

Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X5 sont des protections auditives innovantes qui offrent des performances exceptionnelles, sans la nécessité d'une double protection. Offrant les caractéristiques haut de gamme de la série 3M Peltor X, elles réduisent également le bruit jusqu'à 37 dB.



- Réduction des niveaux de bruit de 36 à 37 dB, selon le modèle, testé selon EN 352:2020
- Disponible en modèles isolés électriquement et résistants ou « diélectriques » dans le serre-tête A et en modèles attachés au casque P5
- Codage couleur permettant d'identifier facilement le niveau de protection

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000103996	X5P3E	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™, noir, monté sur casque, X5P3	10	Pièce
7100095550	X5P5E	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™, noir, monté sur casque, X5P5E	10	Pièce
7000103995	X5A	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™, noir, serre-tête, X5A	10	Pièce

## Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I

Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I sont nos protections auditives innovantes et légères qui réduisent les niveaux sonores jusqu'à 27 dB, testées conformément à la norme EN 352:2020. Leur conception profilée les rend faciles à combiner avec d'autres équipements de sécurité et leurs larges coussinets souples et confortables réduisent la pression autour des oreilles.



- Réduction des niveaux de bruit de 26 à 27 dB, selon le modèle, testé selon EN 352:2020
- Conception profilée qui se combine facilement avec d'autres équipements de sécurité
- Compatibles avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000038206	H510P3EV	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I, haute visibilité, monté sur casque, H510P3E-469-GB	10	Pièce
7000103737	H510AV	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I, haute visibilité, serre-tête, H510A-470-GB	10	Pièce
7000039617	H510P3E	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I, jaune, monté sur casque, H510P3E-405-GU	20	Pièce
7000038205	H510F	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I, jaune, pliables, H510F-404-GU	10	Pièce
7000039618	H510B	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I, jaune, serre-nuque, H510B-403-GU	10	Pièce
7000039616	H510A	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I, jaune, serre-tête, H510A-401-GU	20	Pièce

# Protection auditive

## Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ II

Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ II sont nos protections auditives innovantes pour une utilisation dans des environnements bruyants et exigeants, notamment les aéroports et les sites de construction, et réduisent les niveaux sonores jusqu'à 31 dB. Ces coquilles antibruit sont dotées de coussinets en mousse souple, de canaux de ventilation dans les joints d'étanchéité et de coquilles spacieuses, offrant un bon confort même en cas d'utilisation prolongée et amortissant l'incidence de l'usure, tout en améliorant la conformité.



- Réduction des niveaux de bruit de 30 à 31 dB, selon le modèle, testé selon EN 352:2020
- Compatibles avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™
- Grand espace à l'intérieur des coquilles qui contribue à limiter l'accumulation de chaleur et d'humidité

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000038210	H520P3EV	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ II, haute visibilité, monté sur casque, H520P3E-467-GB	10	Pièce
7000038207	H520AV	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ II, haute visibilité, serre-tête, H520A-472-GB	10	Pièce
7000039621	H520P3E	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ II, vert, monté sur casque, H520P3E-410-GQ	20	Pièce
7000107763	H520P3E1	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ II, vert, monté sur casque, H520P3E-410-GQ-01	20	Pièce
7000038208	H520F	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ II, vert, pliables, H520F-409-GQ	10	Pièce
7000039620	H520B	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ II, vert, serre-nuque, H520B-408-GQ	10	Pièce
7000039619	H520A	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ II, vert, serre-tête, H520A-407-GQ	20	Pièce

## Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ III

Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ III sont des protections auditives haute performance pour les environnements extrêmement bruyants ; elles réduisent les niveaux de bruit jusqu'à 34 dB. Elles disposent d'une double compartimentation qui réduit l'effet de résonance et de coussinets souples et larges pour réduire la pression autour des oreilles. Disponibles en modèles avec serre-tête, serre-nuque, vert haute visibilité et montés sur casque.



- Réduction des niveaux de bruit de 33 à 34 dB, selon le modèle, testé selon EN 352:2020
- La technologie de double compartimentation permet de réduire l'effet de résonance.
- Grand espace à l'intérieur des coquilles qui contribue à limiter l'accumulation de chaleur et d'humidité

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000107979	H540AGN	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ III, kaki, serre-tête, H540A-441-GN	20	Pièce
7000038212	H540P3EV	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ III, haute visibilité, monté sur casque, H540P3E-475-GB	10	Pièce
7000038211	H540AV	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ III, haute visibilité, serre-tête, H540A-461-GB	10	Pièce
7000039624	H540P3E	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ III, noir/rouge, monté sur casque, H540P3E-413-SV	20	Pièce
7000039623	H540B	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ III, noir/rouge, serre-nuque, H540B-412-SV	10	Pièce
7000039622	H540A	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ III, noir/rouge, serre-tête, H540A-411-SV	20	Pièce

# Protection auditive

## Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I

Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I sont des protections auditives conçues pour les domaines de la chasse et du tir. Elles sont formées de façon à éviter toute interférence avec la crosse du fusil, ce qui favorise l'obtention d'un tir optimal. Disponibles en modèles noir et vert.



- Réduit les niveaux de bruit jusqu'à 28 dB, testés selon la norme EN 352:2020
- Conçues pour la chasse et le tir
- Serre-tête en métal rembourré aidant à maintenir une force constante tout au long de la journée pour une protection fiable

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000039681	H515FSV	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I, noir, pliables, H515FB-516-SV	1	Pièce
7000039680	H515FGN	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I, vert, pliables, H515FB-516-GN	1	Pièce

## Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ série H31

Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ de la série H31 offrent une protection auditive mince, idéale pour une utilisation en foresterie, dans les scieries et les applications industrielles.



- Single Number Rating (SNR) 30 dB (serre-tête) ou 28 dB (modèle monté sur casque)
- Protection auditive mince, idéale pour une utilisation en foresterie, scieries et applications industrielles
- Les coques comportent un renforcement dans leur partie supérieure, ce qui les rend plus confortables lorsqu'ils sont portés avec des casques de sécurité

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000038214	H31P3AF	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™, orange, monté sur casque, H31P3AF	6	Pièce
7000107754	H31P3EO	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™, orange, monté sur casque, H31P3E 300	20	Pièce
7000107958	H31A	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™, orange, serre-tête, H31A 300	20	Pièce

### Focus

## Coquille antibruit pour soudage 3M™ PELTOR™ H505B

Les coquilles antibruit pour soudage 3M™ PELTOR™ H505B sont un serre-nuque de faible largeur et sont conçus pour être utilisés avec des cagoules de soudage telles que notre cagoule de soudage 3M™ Speed-glas™ série 9100. La protection de 24 dB offre l'atténuation modérée nécessaire dans la plupart des applications de soudage.



- Certifiées CE et testées selon la norme EN 352, elles réduisent le bruit jusqu'à 24 dB
- Modèle de coupe moderne, élégante et épurée
- Coquille semi-souple qui réduit la transmission sonore des bruits de surface

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000103787	H505B	Coquilles antibruit pour soudage 3M™ PELTOR™, noir, serre-nuque, H505B	10	Pièce

# Protection auditive

## Kits d'hygiène

### Kit d'hygiène 3M™ PELTOR™ pour coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ série X

Les kits d'hygiène 3M™ PELTOR™ pour les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ série X vous aident à maintenir les bons niveaux de protection, de confort et d'hygiène.

- Maintenez l'hygiène, le confort et la protection des coquilles antibruit 3M™ PELTOR™
- Prolongez la vie des coquilles antibruit
- Ne portez plus de coquilles antibruit inconfortables



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000104045	HYX1	Kit d'hygiène 3M™ PELTOR™ pour coquilles antibruit X1-A / X1-P3E, HYX1	10	Pièce
7000104046	HYX2	Kit d'hygiène 3M™ PELTOR™ pour coquilles antibruit X2-A / X2-P3E, HYX2	10	Pièce
7000104047	HYX3	Kit d'hygiène 3M™ PELTOR™ pour coquilles antibruit X3-A / X3-P3E, HYX3	10	Pièce
7000104048	HYX4	Kit d'hygiène 3M™ PELTOR™ pour coquilles antibruit X4-A / X4-P3E, HYX4	10	Pièce
7000104049	HYX5	Kit d'hygiène 3M™ PELTOR™ pour coquilles antibruit X5-A / X5-P3E, HYX5	10	Pièce

### Kits d'hygiène pour solutions de communication 3M™ PELTOR™

Les kits d'hygiène 3M™ PELTOR™ pour les protections auditives communicantes 3M™ PELTOR™ vous aident à maintenir les bons niveaux de protection, de confort et d'hygiène.

- Maintenez l'hygiène, le confort et la protection des protections auditives communicantes 3M™ PELTOR™
- Prolongez la vie des coquilles antibruit
- Ne portez plus de coquilles antibruit inconfortables



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100063118	HY79	Kit d'hygiène 3M™ PELTOR™ pour casque radio FM, ProTac et LiteCom, HY79	20	Trousse
7100122439	HY82	Kit d'hygiène 3M™ PELTOR™ pour casques WS ALERT et DAB+/FM, HY82	1	Pièce
7100101874	HY220	Kits d'hygiène pour solutions de communication 3M™ PELTOR™	1	Pièce

### Kits d'hygiène 3M™ PELTOR™

Le kit d'hygiène 3M™ PELTOR™ pour coquilles antibruit de la offre une solution simple et rapide pour prolonger la vie de vos coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ avec des coussinets et des mousses de remplacement.

- Le kit contient des joints d'étanchéité et des garnitures antibruit de remplacement qui peuvent être installés en quelques étapes simples
- Prolonge la vie des coquilles antibruit
- Assure hygiène et bon fonctionnement



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000108016	HY54	HY54 Kit d'hygiène pour casque antibruit Optime III Content: 2 coussin et 2 bagues d'étanchéité	20	Pièce

# Protection auditive

## La protection hygiénique jetable 3M™ PELTOR™ Clean HY100A

Les tampons nettoyants hygiéniques 3M™ PELTOR™ sont des protections jetables pour les coussinets qui permettent d'obtenir une surface de contact propre pour un confort accru.



- Protections jetables pour coussinets pour les garder propres et hygiéniques
- Tampon absorbant la sueur, à usage unique
- 100 paires par lots

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100064410	HY100A	La protection hygiénique jetable 3M™ PELTOR™ Clean, 100 paires/paquet, HY100A	100	Paire

## Test d'ajustement de protection auditive

### Système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™

L'essai d'ajustement est essentiel pour un port efficace et la préservation de l'audition. Le système de validation 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear quantifie avec précision l'atténuation personnelle de chaque porteur à l'intérieur des deux oreilles lorsqu'il porte des bouchons d'oreille ou des coquilles antibruit. Notre système ne prend que quelques secondes pour mesurer les 7 fréquences standard et donne une simple note de réussite ou d'échec pour la valeur d'atténuation personnelle (PAR) de chaque employé. Cela facilite la formation sur l'importance de l'ajustement.



- Essai d'ajustement rapide, clair et précis de votre protection auditive sous forme de données scientifiques quantifiées
- La valeur d'atténuation personnelle (PAR) est la première étape du programme d'essai d'ajustement et de conservation de l'audition
- Mesure les niveaux sonores à l'intérieur et à l'extérieur du bouchon d'oreille en seulement 5 secondes

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100062125	EARFIT	Système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™, 393-1100	1	Trousse

### Bouchons de test avec sonde 3M™ E-A-R™ Express™

Bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Express™ équipés d'un tube sonde pour les essais d'ajustement à l'aide du système de validation 3M™ E-A-Rfit™. Ne peut pas être utilisé comme protection auditive.



- Ces bouchons de test sont équipés d'un tube sonde pour les essais d'ajustement des bouchons d'oreille à l'aide du système de validation 3M™ E-A-Rfit™
- 50 paires par carton
- Les produits pour la protection individuelle de 3M™ sont destinés à un usage professionnel uniquement

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000052879	393-2008-50	Bouchons de test avec sonde 3M™ E-A-R™ Express™, 50 paires/boîte, 393-2008-50	50	Paire



# Protection auditive

## Bouchons de test 3M™ E-A-R™ Push-Ins™

Les bouchons de test à sonde 3M™ E-A-R™ Push-Ins™ sont destinés à être utilisés avec le système de validation 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear. Ces bouchons d'oreille sont équipés d'un tube sonde pour permettre d'effectuer des essais d'ajustement.



- Ces bouchons de test sont équipés d'un tube sonde pour les essais d'ajustement des bouchons d'oreille à l'aide du système de validation 3M™ E-A-Rfit™
- À utiliser avec le système de validation 3M™ E-A-Rfit™ pour mesurer l'efficacité EPA
- À ne pas utiliser comme protection auditive

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100113020	393-2020-50	Bouchons de test avec sonde 3M™ E-A-RCaps™ modèle 200, 50 paires/boîte, 393-2002-50	50	Paire
7000052881	393-2002-50	Bouchons de test avec sonde 3M™ E-A-R™ Push-Ins™, 50 paires/boîte, 393-2002 50	50	Paire

## Bouchons de test 3M™ E-A-R™ Classic™

Les bouchons de test 3M™ E-A-R™ Classic™ sont une version modifiée des bouchons d'oreille en mousse jetables 3M Classic que vous connaissez et utilisez. Ils sont spécialement conçus pour être utilisés avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™.



- Ces bouchons de test sont équipés d'un tube sonde pour les essais d'ajustement des bouchons d'oreille à l'aide du système de validation 3M™ E-A-Rfit™
- À utiliser avec le système de validation 3M™ E-A-Rfit™ pour mesurer l'efficacité EPA
- À ne pas utiliser comme protection auditive

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000052882	383348	Bouchons de test avec sonde 3M™ E-A-R™ Classic™, 50 paires/boîte, 393-2003-50	1	Paire
7000052884	393-2007-50	Petits bouchons de test avec sonde 3M™ E-A-R™ Classic™, 50 paires/boîte, 393-2007-50	50	Paire

## Bouchons de test avec sonde 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™

Bouchons d'oreille 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ équipés d'un tube sonde pour les essais d'ajustement à l'aide du système de validation 3M™ E-A-Rfit™. Ne peut pas être utilisé comme protection auditive.



- Ces bouchons de test sont équipés d'un tube sonde pour les essais d'ajustement des bouchons d'oreille à l'aide du système de validation 3M™ E-A-Rfit™
- 50 paires par carton
- Les produits pour la protection individuelle de 3M™ sont destinés à un usage professionnel uniquement

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100069736	383351	Bouchons de test avec sonde 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™, 50 paires/boîte, 393-2000-50	50	Paire

# Protection auditive

## Bouchons de test avec sonde 3M™ série 1100

Bouchons d'oreille 3M™ 1100 équipés d'un tube sonde pour les essais d'ajustement à l'aide du système de validation 3M™ E-A-Rfit™. Ne peut pas être utilisé comme protection auditive.



- Ces bouchons de test sont équipés d'un tube sonde pour les essais d'ajustement des bouchons d'oreille à l'aide du système de validation 3M™ E-A-Rfit™
- 50 paires par carton
- Les produits pour la protection individuelle de 3M™ sont destinés à un usage professionnel uniquement

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000002409	393-2010-50	Embout de test avec sonde 3M™ série 1100, 50 paires/boîte, 393-2010-50	5	Paquet

## Bouchons de test avec son de 3M™ série 1200



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100034169	393-2016-50	Bouchons de test avec sonde 3M™ 1260/1270/1271, 50 paires/boîte, 393-2016-50	50	Paire

## Bouchons de test avec sonde 3M™ E-A-R™ UltraFit™

Les bouchons de test avec sonde 3M™ E-A-R™ UltraFit™ sont destinés à être utilisés avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™. Ces bouchons d'oreille sont équipés d'un tube sonde pour permettre d'effectuer des essais d'ajustement.



- Spécialement modifié avec un tube sonde pour tester l'ajustement des bouchons d'oreille 3M
- À utiliser avec le système de validation 3M™ E-A-Rfit™ pour mesurer l'efficacité EPA
- À ne pas utiliser comme protection auditive

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000002387	393-2001-50	Bouchons de test avec sonde 3M™ E-A-R™ UltraFit™, 50 paires/boîte, 393-2001-50	5	Paquet

## Bouchons de test avec sonde 3M™ E-A-Rsoft™ FX™

Bouchons d'oreille 3M™ E-A-Rsoft™ FX™ équipés d'un tube sonde pour les essais d'ajustement à l'aide du système de validation 3M™ E-A-Rfit™. Ne peut pas être utilisé comme protection auditive.



- Ces bouchons de test sont équipés d'un tube sonde pour les essais d'ajustement des bouchons d'oreille à l'aide du système de validation 3M™ E-A-Rfit™
- 50 paires par carton
- Les produits pour la protection individuelle de 3M™ sont destinés à un usage professionnel uniquement

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000052883	393-2004-50	Bouchons de test avec sonde 3M™ E-A-Rsoft™ FX™, 50 paires/boîte, 393-2004-50	50	Paire

# ■ Protection auditive

## Coussinets de test pour coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™

Ces coussinets de test 3M™ PELTOR™ Optime™ sont spécialement conçus avec un tube sonde pour permettre à chaque personne qui les porte de tester l'ajustement des coquilles antibruit 3M PELTOR Optime.



- Spécialement équipés d'un tube sonde pour les tests d'ajustement des coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™
- À utiliser avec le système de validation 3M™ E-A-Rfit™ pour mesurer l'efficacité EPA
- À ne pas utiliser comme protection auditive

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100062126	393-3001-2	Coussinets de test pour coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X1/X2, 393-3001-2	1	Trousse
7100062127	393-3003	Coussinets de test pour coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X3, 393-3003-2	1	Trousse
7100062128	393-3005	Coussinets de test pour coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X4/X5, 393-3005-2	1	Trousse





# Protection auditive communicante

# Solutions de communication

## 3M™ PELTOR™

### « The Sound Solution » : Le son par définition

Une protection auditive et une communication de premier ordre ! Il y a de cela pas si longtemps, le port de protections auditives signifiait être isolé et coupé du monde. À l'heure actuelle, la situation est bien différente. Aujourd'hui, 3M™ PELTOR™ propose des solutions de communication de premier ordre qui rendent votre journée de travail non seulement plus sûre et plus efficace, mais aussi beaucoup plus agréable!

Les produits 3M™ PELTOR™ sont conçus pour les environnements où une sécurité élevée doit être associée à une capacité de communication, notamment les environnements industriels, les chantiers de construction, l'agriculture et la sylviculture.

Nous avons développé plusieurs modèles de casques 3M™ PELTOR™ pour répondre à toutes les situations. Des modèles serre-tête polyvalents et des modèles avec coquilles pour les personnes qui portent un casque de sécurité au travail.

Pour garantir une utilisation facile de nos produits et un bon fonctionnement dans tous les environnements, nous utilisons des technologies avancées telles que la modulation sonore et le Bluetooth®.



Industries du pétrole et gaz



Exploitation minière



Chasse et tir sportif



Maintenance des avions



Armée et forces de l'ordre



Énergie et services publics



Transports



Industrie



Construction

# Solutions de communication 3M™ PELTOR™

## L'importance de porter vos protections auditives à 100 % du temps d'exposition



Utilisation à 100 %  
Votre protection offre les performances attendues.



Utilisation à 99 %  
Cinq minutes de négligence par jour suffisent pour réduire sensiblement l'effet de la protection auditive.



Utilisation à 90 %  
Vous n'êtes quasi pas protégé.

## Sécurité

Pour être efficace, une protection auditive doit être portée 100 % du temps d'exposition en environnement bruyant. Le fait de l'enlever, même brièvement, réduit fortement son efficacité et accroît considérablement le risque de dégât auditif. Les solutions de communication 3M™ PELTOR™ incitent à une utilisation prolongée, car le porteur se sent moins isolé et peut communiquer plus facilement avec ses collègues.

## Symboles de fonction



Protection auditive à modulation sonore pour rester à l'écoute des bruits ambiants



Protection auditive dotée de la technologie Bluetooth® pour une connexion sans fil à un téléphone portable ou à une radio de communication




Protection auditive avec radio bidirectionnelle intégrée



Protection auditive avec récepteur radio FM intégré



Protection auditive et entrée audio externe



Protection auditive pour une utilisation avec une radio bidirectionnelle externe

## Produits et fonctions essentielles



3M™ PELTOR™  
LiteCom



3M™ PELTOR™  
LiteCom Plus



3M™ PELTOR™  
WS™ LiteCom Plus



3M™ PELTOR™  
WS ProTac XPI



# Protection auditive communicante

## Solutions intra-auriculaires

### Focus

### Bouchons d'oreilles 3M™ PELTOR™ à modulation sonore

Les bouchons d'oreilles électroniques dépendant du niveau 3M™ PELTOR™ sont une paire de bouchons d'oreille sans fil, conçues pour protéger contre les bruits forts, qui contribuent à améliorer la connaissance de l'environnement et la communication. Ils sont livrés dans un kit qui comprend un étui de charge de protection et un assortiment d'embouts, un cordon de rétention, des bonnettes et un câble USB pour le chargement. Ils sont disponibles en deux versions, l'une pour un usage industriel et l'autre pour le tir en milieu forestier.



- Bouchons d'oreille sans fil pour une protection contre les bruits forts
- Conçus pour améliorer la connaissance de l'environnement et la communication.
- Livrés avec une boîte de rangement compacte avec port de charge USB pour 16 heures d'autonomie

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100194360	EEP-100	Bouchon d'oreille électronique 3M™ PELTOR™, vert, EEP-100 EU	1	Pièce

### Embouts auriculaires de rechange pour protection auditive communicante 3M™ PELTOR™ UltraFit™

Les embouts auriculaires de communication 3M™ UltraFit™ sont des pièces de rechange spécialement conçues pour PELTOR™ TEP-100, LEP-100, TEP-200, LEP-200, EEP-100. Nos embouts auriculaires augmentent la durée de vie de votre équipement et sont disponibles en différentes tailles (petits, moyens et grands).



- Remplacent les embouts auriculaires usés ou endommagés
- Maintiennent le bon niveau de protection, de confort et d'hygiène
- Spécialement conçus pour être utilisés avec les produits de communication intra-auriculaire 3M™ PELTOR™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100066388	TEPL-25	Embouts auriculaires de communication 3M™ UltraFit™, grands, 370-TEPL-25	25	Paire
7100066387	TEPM-25	Embouts auriculaires de communication 3M™ UltraFit™, moyens, 370-TEPM-25	25	Paire
7100066371	TEPS-25	Embouts auriculaires de communication 3M™ UltraFit™, petits, 370-TEPS-25	25	Paire

### Embouts auriculaires de communication 3M™ PELTOR™ Triple-C

Les embouts auriculaires de communication 3M™ UltraFit™ sont des pièces de rechange spécialement conçues pour PELTOR™ TEP-100, LEP-100, TEP-200, LEP-200, EEP-100. Nos embouts auriculaires sont disponibles par lots de 25.



- Il n'est pas nécessaire de rouler le bouchon
- Forme conique double pour une insertion facile
- Conçu pour le confort

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100103087	CCC-GRM-25	Embouts auriculaires de communication 3M™ PELTOR™ Triple C, CCC-GRM-25	25	Paire



# Protection auditive communicante

## Embouts auriculaires de remplacement 3M™ PELTOR™ Torque™

Les embouts auriculaires de communication 3M™ Torque™ remplacent les pièces usées ou endommagées, vous aidant ainsi à maintenir de bons niveaux de protection, de confort et d'hygiène. Nos embouts auriculaires gris, de grande taille, sont disponibles par lots de 50.



- Remplacent les embouts auriculaires usés ou endommagés
- Maintiennent le bon niveau de protection, de confort et d'hygiène
- Augmentent la durée de vie de votre équipement

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000108492	PELTIP5-01	Embouts auriculaires de communication 3M™ Torque™, PELTIP5-01	50	Paire

## Cordon de connexion pour bouchons d'oreille 3M™ PELTOR™

Le cordon de connexion des bouchons d'oreille 3M™ PELTOR™ est une cordelette de remplacement qui peut être utilisée pour connecter vos bouchons d'oreille électroniques 3M™ PELTOR™.



- Cordon de remplacement pour les bouchons d'oreilles électroniques 3M™ PELTOR™
- Maintient le bon niveau de protection, de confort et d'hygiène
- Remplace les cordons usés ou endommagés

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100074090	TEP-CORD	Cordon de rechange pour les bouchons d'oreille tactiles 3M™ PELTOR™, TEP-CORD	1	Pièce

## Casques communicants

Focus

### Casques 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X

Le casque Bluetooth® 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X avec microrail à suppression de bruit se connecte à votre téléphone portable pour vous permettre de gérer des appels mains libres et de profiter du streaming dans des environnements bruyants. Le casque a une fonction dépendant du niveau pour entendre les bruits ambiants et il se synchronise avec une application mobile pour permettre aux utilisateurs de le configurer et de le régler facilement.



- Protection auditive avec atténuation disponible en deux modèles : serre-tête ou attache pour casque de sécurité
- La technologie Bluetooth® permet de se connecter à un périphérique Bluetooth® externe, de gérer des conversations et de profiter du streaming mains libres
- Microrail antibruit pour une transmission claire de la parole dans les environnements les plus bruyants.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100256658	MRX21P3E4WS6	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X, jaune vif, monté sur casque de sécurité, compatible avec l'application mobile, MRX21P3E4WS6	1	Pièce
7100257811	MRX21A4WS6	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X, supports jaune vif, serre-tête, compatible avec l'application mobile, MRX21A4WS6	1	Pièce

# Protection auditive communicante

## Focus

### Casques d'écoute 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP

Avec le casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP, transformez votre casque de protection auditive en un centre de communication. Grâce à la technologie Bluetooth® et au microphone antibruit, connectez un appareil et conversez à un niveau de bruit normal, même dans des environnements les plus bruyants.



- Protection auditive de forte atténuation en deux modèles : serre-tête autonome ou fixation pour le montage du casque de sécurité
- Technologie Bluetooth® pour se connecter à un périphérique externe, mais aussi gérer des conversations et profiter du streaming en mains libres
- Microrail antibruit pour une transmission claire de la parole dans les environnements les plus bruyants.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100256282	MRX21P3E5WS6	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP, Bluetooth®, radio FM, gris, monté sur casque de sécurité, MRX21P3E5WS6	1	Pièce
7100256283	MRX21A5WS6	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP, Bluetooth®, radio FM, gris, serre-tête, MRX21A5WS6	1	Pièce

## Focus

### Casques 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI

Avec le casque WS™ ALERT™ XPI, transformez votre casque de protection auditive en un outil de communication. Grâce à la technologie Bluetooth® MultiPoint et au microphone antibruit, connectez un ou deux appareils et conversez à un niveau de bruit normal, même dans des environnements les plus bruyants.



- Protection auditive de forte atténuation en deux modèles : serre-tête autonome ou fixation pour le montage du casque de sécurité
- Fonction de modulation sonore pour entendre les bruits ambiants pour aider à améliorer votre connaissance de l'environnement (limité à 82 dB)
- Technologie Bluetooth® MultiPoint pour connecter un ou deux périphériques externes et permettre des conversations sans fil

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100205297	MRX21P3E3WS6-ACK	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, 30 dB, Bluetooth, application mobile, accessoires inclus, monté sur casque de sécurité, MRX21P3E3WS6-ACK	1	Pièce
7100205299	MRX21A3WS6-ACK	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, 30 dB, Bluetooth, application mobile, accessoires inclus, serre-tête, MRX21A3WS6-ACK	1	Pièce
7100205304	MRX21P3E3WS6	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, 30 dB, Bluetooth, application mobile, monté sur casque de sécurité, MRX21P3E3WS6	1	Pièce
7100205302	MRX21A3WS6	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, 30 dB, Bluetooth, application mobile, serre-tête, MRX21A3WS6	1	Pièce

# Protection auditive communicante

## Focus

### Casques 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI

3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI est une gamme de casques Bluetooth® avec modulation des sons pour une protection auditive efficace sans compromettre la qualité de communication. Ces casques antibruit innovants sont équipés de microphones avec modulation des sons pour continuer de suivre votre communication et de percevoir les sons ambiants dans les environnements bruyants. La connectivité Bluetooth permet une connexion transparente aux appareils compatibles et les casques sont équipés de microphones antibruit classés IP68. Ils sont disponibles dans une couleur jaune haute visibilité, avec un bandeau, un serre-nuque ou un attache casque, et sont également disponibles avec des connecteurs d'accessoires FLX2.



- Fournit une protection auditive et une communication sans fil
- Fonction de modulation des sons pour entendre les bruits ambiants
- Connectivité Bluetooth® pour une connexion transparente

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100195961	MT15H7P3EWS6-111	Casque Bluetooth® 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI à fonction de modulation sonore, jaune, monté sur casque de sécurité, FLX2, MT15H7P3EWS6-111	1	Pièce
7100195960	MT15H7P3EWS6	Casque Bluetooth® 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI à fonction de modulation sonore, jaune, monté sur casque, MT15H7P3EWS6	1	Pièce
7100195976	MT15H7BWS6-111	Casque Bluetooth® 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI à fonction de modulation sonore, jaune, serre-nuque, FLX2, MT15H7BWS6-111	1	Pièce
7100195906	MT15H7AWS6-111	Casque Bluetooth® 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI à fonction de modulation sonore, jaune, serre-tête, FLX2, MT15H7AWS6-111	1	Pièce
7100196045	MT15H7AWS6	Casque Bluetooth® 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI à fonction de modulation sonore, serre-tête, jaune, MT15H7AWS6	1	Pièce

### Casques 3M™ PELTOR™ ProTac III

Le casque 3M™ PELTOR™ ProTac™ III intègre une fonction de modulation sonore des bruits ambiants. Il vous aide à vous concentrer sur votre travail dans les environnements bruyants tout en communiquant avec vos collègues, sans retirer votre protection auditive. La reproduction stéréo des sons environnants vous permet par exemple d'entendre et de mieux déterminer la provenance des alarmes, des appels à l'aide et des véhicules en approche. L'unité de casque a une conception robuste avec deux coques. L'électronique est protégée de l'humidité et de la transpiration, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Une technologie intelligente, une conception pratique et des fonctions conviviales vous aideront à affronter les journées difficiles sur le terrain.



- Aide à protéger contre les bruits nocifs, tout en laissant passer les sons ambiants
- Fonction de modulation sonore intégrée permettant à l'utilisateur d'entendre les sons ambiants, tels que les conversations, les bruits de machine et les signaux d'avertissement
- Prise stéréo 3,5 mm permettant de se connecter à son téléphone portable ou à sa radio de communication bidirectionnelle et de prendre les appels directement dans ses oreilles

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100088455	MT13H220P3E	Casque 3M™ PELTOR™ ProTac™ III, 25 dB, coques minces, noir, monté sur casque de sécurité, MT13H220P3E	1	Pièce
7100088423	MT13H221P3E	Casque 3M™ PELTOR™ ProTac™ III, 31 dB, noir, monté sur casque de sécurité, MT13H221P3E	1	Pièce
7100088456	MT13H220A	Casque fin 3M™ PELTOR™ ProTac™ III Slim, 26 dB, coques fines, noir, serre-tête, MT13H220A	1	Pièce
7100088424	MT13H221A	Casque 3M™ PELTOR™ ProTac™ III, noir, 32 dB, serre-tête, noir, MT13H221A	1	Pièce

# Protection auditive communicante

## Casques 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus

Les casques 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus sont des protections auditives dotées d'une radio de communication bidirectionnelle analogique intégrée, d'un microphone antibruit dynamique, d'une batterie au lithium-ion et d'une modulation sonore permettant d'entendre les bruits ambiants. Disponibles dans différents modèles comprenant un serre-tête, un serre-nuque ou une version montée sur casque.



- Protection auditive dotée d'une radio de communication bidirectionnelle analogique intégrée
- Disponible avec 8 ou 69 canaux ; les deux modèles présentent 121 sous-canaux
- Technologie dépendant du niveau permettant d'améliorer la connaissance de l'environnement et la communication

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100229259	MT73H7A4410EU	Casque 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus, 32 dB, PMR446 à 446 MHz, serre-tête, MT73H7A4410EU	1	Pièce
7100229277	MT73H7P3E4410EU	Casque 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus, 32 dB, PMR446 MHz, monté sur casque de sécurité, MT73H7P3E4410EU	1	Pièce

### Focus

## Casques 3M™ PELTOR™ LiteCom

Les casques 3M™ PELTOR™ LiteCom sont des protections auditives robustes dotées d'une radio de communication bidirectionnelle pré-programmée intégrée et d'un microphone antibruit dynamique intégré. Disponibles dans différents modèles comprenant un serre-tête, un serre-nuque ou une version montée sur casque.



- La protection auditive, équipée d'un Talkie-Walkie programmable intégré avec une fonction VOX, permet une communication de casque-à-casque mains libres avec d'autres casques LiteCom et appareils de radio-communication sur la même fréquence
- 38 sous-canaux permettent aux utilisateurs de communiquer individuellement en utilisant le même canal
- Une entrée auxiliaire permet également de connecter un téléphone portable ou une radio com externe, quelle que soit la fréquence

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000108542	MT53H7B4400-EU	Casque 3M™ PELTOR™ LiteCom, 32 dB, PMR à 446 MHz, serre-nuque, MT53H7B4400-EU	1	Pièce
7000108540	MT53H7A4400-EU	Casque 3M™ PELTOR™ LiteCom, 32 dB, PMR à 446 MHz, serre-tête, MT53H7A4400-EU	1	Pièce
7000108541	MT53H7P3E4400-EU	Casque 3M™ PELTOR™ LiteCom, 33 dB, PMR à 446 MHz, monté sur casque, MT53H7P3E4400-EU	1	Pièce

# Protection auditive communicante

Focus

## Casques 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus

Le casque 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus comprend des radios bidirectionnelles PMR préprogrammées intégrées, une connectivité multipoint Bluetooth®, des microphones antibruit et une fonction dépendant du niveau pour les bruits ambiants. Il est disponible avec un serre-tête ou un serre-nuque ou monté sur casque de sécurité.



- Protection auditive avec radio de communication bidirectionnelle analogique et numérique programmable intégrée
- Technologie dépendant du niveau permettant d'améliorer la connaissance de l'environnement et la communication
- Connectivité multipoint Bluetooth® permettant de connecter efficacement des appareils mobiles

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100204422	MT73H7P3E4310WS6EU	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus LPD433 MHz, analogique, monté sur casque de sécurité, MT73H7P3E4310WS6EU	1	Pièce
7100204420	MT73H7B4310WS6EU	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus LPD433 MHz, analogique, serre-nuque, MT73H7B4310WS6EU	1	Pièce
7100204419	MT73H7A4310WS6EU	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus LPD433 MHz, analogique, serre-tête, MT73H7A4310WS6EU	1	Pièce
7100204418	MT73H7P3E4410WS6EU	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus PMR446 MHz, analogique, monté sur casque de sécurité, MT73H7P3E4410WS6EU	1	Pièce
7100201938	MT73H7B4410WS6EU	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus PMR446 MHz, analogique, serre-nuque, MT73H7B4410WS6EU	1	Pièce
7100204388	MT73H7A4410WS6EUOL	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus PMR446 MHz, analogique, serre-tête, MT73H7A4410WS6EU	1	Pièce

# Protection auditive communicante

## Casques 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III

Les casques 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III sont des protections auditives haute performance dotés d'une radio de communication bidirectionnelle analogique et numérique programmable intégrée, d'une modulation sonore permettant d'entendre les bruits ambiants, d'une connectivité Bluetooth® multipoint, d'une batterie rechargeable au lithium-ion et d'une prise jack externe. Disponibles dans différents modèles comprenant un serre-tête, un serre-nuque ou une version montée sur casque.



- Protection auditive avec radio de communication bidirectionnelle analogique et numérique programmable intégrée
- Activation temporaire de la fonction dépendant du niveau
- Activation temporaire de la fonction dépendant du niveau

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100098836	MT73H7P3E4D10EU-50	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III EX, 32 dB, 403-470 MHz, analogique/numérique, monté sur casque de sécurité, MT73H7P3E4D10EU-50	1	Pièce
7100098898	MT73H7B4D10EU-50	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III EX, 32 dB, 403-470 MHz, analogique/numérique, serre-nuque, MT73H7B4D10EU-50	1	Pièce
7100098897	MT73H7F4D10EU-50	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III EX, 33 dB, 403-470 MHz, analogique/numérique, serre-tête, MT73H7F4D10EU-50	1	Pièce
7100153479	MT73H7P3E4D10EU GB	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III GB, 32 dB, PMR446 MHz, analogique/numérique, monté sur casque de sécurité, MT73H7P3E4D10EU GB	1	Pièce
7100153481	MT73H7B4D10EU GB	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III GB, 32 dB, PMR446 MHz, analogique/numérique, serre-nuque, MT73H7B4D10EU GB	1	Pièce
7100153423	MT73H7A4D10EU GB	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III GB, 33 dB, PMR446 MHz, analogique/numérique, serre-tête, MT73H7A4D10EU GB	1	Pièce
7100098974	MT73H7P3E4D10EU	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III, 32 dB, 403-470 MHz, analogique/numérique, monté sur casque de sécurité, MT73H7P3E4D10-EU	1	Pièce
7100098956	MT73H7B4D10EU	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III, 32 dB, 403-470 MHz, analogique/numérique, serre-nuque, MT73H7B4D10-EU	1	Pièce
7100098910	MT73H7A4D10EU	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III, 33 dB, 403-470 MHz, analogique/numérique, serre-tête, MT73H7A4D10-EU	1	Pièce

## Casque radio FM 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro

Le casque radio FM 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro vous permet de recevoir la radio FM et AM et de mémoriser 5 stations. Notre casque est disponible sous forme de serre-tête autonome ou de modèle attaché à un casque de sécurité, dispose d'une entrée audio stéréo de 3,5 mm et d'une fonction de mise hors tension automatique qui économise la durée de vie de la batterie.



- Protégez votre audition des bruits nocifs tout en profitant de la radio FM ou AM
- L'antenne intégrée ne risque pas de s'accrocher
- Mémorisez jusqu'à 5 de vos stations préférées

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100088417	HRXS220P3E	Casque radio 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM, 31 dB, monté sur casque de sécurité, HRXS220P3E	1	Pièce

# Protection auditive communicante

## Casque d'écoute radio DAB+/FM 3M™ PELTOR™

Le casque d'écoute radios digitales/FM 3M™ PELTOR™ avec DAB+ (Digital Audio Broadcasting) intégré et récepteur FM peut être utilisé dans des sites industriels bruyants, ainsi que pour des activités agricoles, de pêche ou d'aménagement paysager. Le son clair des stations, le système de menus à guidage vocal et la possibilité de programmer vos stations le rendent flexible et simple d'utilisation.



- Écoutez la radio tout en protégeant votre audition
- Excellente réception des radios digitales et FM
- Système à guidage vocal pour navigation dans les menus

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100114034	HRXD7P3E-01	Casque radio DAB+ et FM 3M™ PELTOR™, 30 dB, monté sur casque de sécurité, HRXD7P3E-01	1	Pièce
7100113507	HRXD7A-01	Casque radio DAB+/FM 3M™ PELTOR™, 31 dB, version serre-tête, référence HRXD7A-01	1	Pièce

## Casques 3M™ PELTOR™ CH-3

Les casques 3M™ PELTOR™ CH-3 sont dotés du système de câble FLX2 pour assurer une connexion simple et fiable. Ils sont équipés d'un système de haut-parleurs et d'un microrail optimisé pour les fréquences vocales dans les environnements bruyants, et d'une conception moderne en coquille qui leur confère un confort et une atténuation élevés. Livré avec un serre-tête, un serre-nuque ou avec un accessoire de fixation sur casque. Disponible en jaune vif pour le modèle standard, ou en bleu vif pour la certification atmosphère explosive (Ex).



- Protections auditives communicantes pour la protection auditive
- Haut-parleurs optimisés pour une utilisation dans les environnements bruyants
- Connecteur d'accessoires FLX2 pour permettre une adaptation facile à chaque solution

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100203635	MT74H52P3E-110	Casque 3M™ PELTOR™ CH-3, monté sur casque de sécurité, MT74H52P3E-110	1	Pièce
7100203636	MT74H52B-110	Casque 3M™ PELTOR™ CH-3, serre-nuque, MT74H52B-110	1	Pièce
7100203637	MT74H52A-110	Casque 3M™ PELTOR™ CH-3, serre-tête, MT74H52A-110	1	Pièce

# Protection auditive communicante

## Casques d'écoute 3M™ PELTOR™ CH-3

Les casques d'écoute 3M™ PELTOR™ CH-3 sont dotés du système de câble FLX2 pour assurer une connexion simple et fiable. Ils sont équipés d'un système de haut-parleurs optimisé pour les fréquences vocales dans les environnements bruyants, et d'une conception moderne en coquille qui leur confère un confort et une atténuation élevés. Livré avec un serre-tête, un serre-nuque ou avec un accessoire de fixation sur casque. Disponible en jaune vif pour le modèle standard, ou en bleu vif pour la certification atmosphère explosive (Ex).



- Protections auditives communicantes pour la protection auditive
- Haut-parleurs optimisés pour une utilisation dans les environnements bruyants
- Connecteur d'accessoires FLX2 pour permettre une adaptation facile à chaque solution

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100203302	HT52P3E-112	Casque d'écoute seule 3M™ PELTOR™ CH-3, monté sur casque de sécurité, HT52P3E-112	1	Pièce
7100203297	HT52P3E-112-50	Casque d'écoute seule 3M™ PELTOR™ CH-3, monté sur casque de sécurité, certifié Ex, HT52P3E-112-50	1	Pièce
7100203298	HT52B-112	Casque d'écoute seule 3M™ PELTOR™ CH-3, serre-nuque, HT52B-112	1	Pièce
7100203299	HT52A-112	Casque d'écoute seule 3M™ PELTOR™ CH-3, serre-tête, HT52A-112	1	Pièce
7100203639	HT52A-112-50	Casque d'écoute seule 3M™ PELTOR™ CH-3, certifié Ex, serre-tête, HT52A-112-50	10	Pièce

## Casques 3M™ PELTOR™ CH-3 avec adaptateur PTT

Les casques 3M™ PELTOR™ CH-3 avec adaptateur PTT sont dotés du système de câble FLX2 pour assurer une connexion simple et fiable. Ils sont équipés d'un système de haut-parleurs et d'un microrail optimisé pour les fréquences vocales dans les environnements bruyants, et d'une conception moderne en coquille qui leur confère un confort et une atténuation élevés. Livré avec un serre-tête, un serre-nuque ou avec un accessoire de fixation sur casque. Disponible en jaune vif pour le modèle standard, ou en bleu vif pour la certification atmosphère explosive (Ex).



- Protections auditives communicantes Push-to-talk (PTT) pour la protection auditive
- Haut-parleurs optimisés pour une utilisation dans les environnements bruyants
- Connecteur d'accessoires FLX2 pour permettre une adaptation facile à chaque solution

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100203150	MT74H52P3E-111	Casque 3M™ PELTOR™ CH-3 avec adaptateur PTT, monté sur casque de sécurité, MT74H52P3E-111	1	Pièce
7100205729	MT74H52B-111	Casque 3M™ PELTOR™ CH-3 avec adaptateur PTT, serre-nuque, MT74H52B-111	1	Pièce
7100203638	MT74H52A-111	Casque 3M™ PELTOR™ CH-3 avec adaptateur PTT, serre-tête, MT74H52A-111	1	Pièce



# Protection auditive communicante

## Casques haute atténuation 3M™ PELTOR™ CH-5

Le casque 3M™ PELTOR™ CH-5 offre une protection contre les niveaux de bruit dangereux, y compris les bruits d'impact. Le casque robuste est conçu pour être utilisé dans des environnements extrêmes et difficiles avec un bruit élevé.

- Le casque à atténuation élevée aide à fournir une bonne protection contre les bruits d'impact
- Microrail insensible à l'humidité homologué IP68
- L'un des casques à atténuation la plus élevée du marché (en date d'août 2017)



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100099844	MT73H450A-77 GB	Casque haute atténuation 3M™ PELTOR™ CH-5, 37 dB, haute visibilité, connecteur flexible, serre-tête, MT73H450A-77 GB	1	Pièce
7100099845	MT73H450A-38	Casque haute atténuation 3M™ PELTOR™ CH-5, 37 dB, gris, serre-tête, MT73H450A-38	1	Pièce
7100099883	MT73H450A-86	Casque haute atténuation 3M™ PELTOR™ CH-5, 37 dB, gris, serre-tête, MT73H450A-86	1	Pièce
7100106703	MT73H450A GB	Casque haute atténuation 3M™ PELTOR™ CH-5, 37 dB, haute visibilité, serre-tête, MT73H450A GB	1	Pièce
7100099881	MT73H450P3E-77 GB	Casque à haute atténuation 3M™ PELTOR™ CH-5, 36 db, haute visibilité, connecteur flexible, monté sur casque de sécurité, MT73H450P3E-77 GB	1	Pièce
7100106867	MT73H450P3E GB	Casque à haute atténuation 3M™ PELTOR™ CH-5, 36 db, haute visibilité, monté sur casque de sécurité, MT73H450P3E GB	1	Pièce

## Casque d'écoute radio FM 3M™ PELTOR™ ALERT™

Le casque radio FM 3M™ PELTOR™ ALERT™ a été développé pour améliorer la sécurité et la motivation des utilisateurs dans des environnements bruyants. Il vous permet d'écouter la radio FM ou un appareil externe en même temps que vous pouvez entendre votre environnement et communiquer avec vos collègues sans retirer la protection auditive.

- Écoutez la radio tout en protégeant votre audition
- Excellente réception de la radio FM
- La fonction de modulation sonore permet à l'utilisateur d'écouter les bruits de fond et de converser avec des collègues



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000108538	M2RX7P3E2-01	Casque radio FM 3M™ PELTOR™ ALERT™, 30 dB, monté sur casque de sécurité, M2RX7P3E2-01	1	Pièce
7000108376	M2RX7A2-01	Casque radio FM 3M™ PELTOR™ ALERT™, 30 dB, serre-tête, référence M2RX7A2-01	1	Pièce

## Casque 3M™ PELTOR™ certifié Atex

Le casque 3M™ PELTOR™ offre une performance acoustique optimisée avec un large emplacement pour les oreilles pour une qualité sonore supérieure et confort optimal.

- Certifié ATEX
- Microphone dynamique à compensation sonore pour une communication claire et fiable.
- Microphone avec un système de réglage simple et rapide pour un meilleur positionnement.



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000108283	MT72H540P3E-50	Casque 3M™ PELTOR™ Twin Cup EX, 31 dB, prise J11, monté sur casque de sécurité, MT72H540P3E-50	1	Pièce

# Protection auditive communicante

## Pièce, accessoire pour protection auditive communicante

### Coquille droite de remplacement 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100240624	210300-650-GB/1	Housses 3M™ PELTOR™ pour casques WS™ ALERT™, vert fluo, 1 paire (gauche+droite), 210300-664-GB/1, 25 paires/boîte	1	Pièce
7100253622	MT74H52A-116	Housses 3M™ PELTOR™ pour casques WS™ ALERT™, noires, 210300-664-SV/1, 1 paire (gauche+droite), 25 unités/carton	1	Pièce
7100246985	MT74H52A-113	Housses 3M™ PELTOR™ pour casques WS™ ALERT™, bleu, 1 paire (gauche + droite), 210300-664-BA/1, 25 paires par boîte	1	Pièce
7100264002	MT74H52A-111N	Housses 3M™ PELTOR™ pour casques WS™ ALERT™, jaune vif, 1 paire (gauche+droite), 210300-664-GY/25 paires par boîte	1	Pièce
7100246983	MT74H52A-114	Housses 3M™ PELTOR™ pour casques WS™ ALERT™, orange, 1 paire (gauche + droite), 210300-664-OR/1, 25 paires par boîte	1	Pièce
7100246986	MT74H52A-112	Housses 3M™ PELTOR™ pour casques WS™ ALERT™, rose, 1 paire (gauche + droite), 210300-664-RD/1, 25 paires par boîte	1	Pièce
7100247026	MT74H52A-115	Housses 3M™ PELTOR™ pour casques WS™ ALERT™, rose, 1 paire (gauche + droite), 210300-664-RE/1, 25 paires par boîte	1	Pièce

### Kits d'hygiène 3M™ PELTOR™ pour protection auditive communicante

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100113964	HY83	Kits d'hygiène 3M™ PELTOR™ pour WS™ LiteCom Pro III, HY83	1	Pièce

### Coussinets de remplacement en Gel 3M™ PELTOR™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000127268	HY80	Coussinets de gel de remplacement HY80 3M™ PELTOR™	1	Pièce

### Microphones 3M™ PELTOR™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100240278	MT7N/1	Microphone 3M™ PELTOR™, câble de 240 mm avec prise J22 et protection contre le vent M40/1, MT7N/1	1	Pièce
7100240432	MT7N-02/1	Microphone 3M™ PELTOR™, câble de 270 mm avec prise J22 et protection contre le vent M40/1, MT7N-02/1	1	Pièce
7100247722	MT72N-08/1	Microphone 3M™ PELTOR™, câble de 340 mm sans fiche avec protection contre le vent M40/1, MT72N-08/1	1	Pièce
7100099097	MT7V/1	Microrail 3M™ PELTOR™, MT7V/1	1	Pièce

# Protection auditive communicante

## Microrail à électret 3M™ PELTOR™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100240431	MT53N-11/1	Microphone à électret 3M™ PELTOR™, câble de 240 mm avec fiche J22 avec protection contre le vent M995/2	1	Pièce
7100245437	MT53N-12A/1	Microphone à électret 3M™ PELTOR™, câble de 270 mm avec prise J22 incluant protection contre le vent M995/2, MT53N-12A/1	1	Pièce
7100264326	MT74H52A-117	Microrail à électret 3M™ PELTOR™ MT53N-14/1, avec fiche, 240 mm, avec mousse acoustique, M995/2	1	Pièce

## Laryngophone amplificateur 3M™ PELTOR™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000040037	MT90-02	Laryngophone amplificateur 3M™ PELTOR™, dynamique, MT90-02	1	Pièce

## Ruban hygiénique protecteur de microphone 3M™ PELTOR™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100064281	HYM1000	Ruban protecteur de microphone 3M™ PELTOR™, rouleau de 5 m, noir, HYM1000	1	Pièce

## Écrans de protection contre le vent 3M™ PELTOR™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7010044372	M995/2	Manche à air en mousse 3M™ PELTOR™ pour microrail à électret, M995	1	Pièce
7000039648	M40/1	Protection contre le vent 3M™ PELTOR™ pour microphone MT7-000164, M40/1	1	Pièce
7000108040	M42/1	Protection contre le vent pour microphone 3M™ PELTOR™ pour microphone F1927-000164, M42/1-SE	1	Pièce
7000039650	M60/2	Protection contre le vent pour microphone 3M™ PELTOR™, M60/2	1	Pièce
7100112112	M171/2	Protection contre le vent pour microphone 3M™ PELTOR™, M171/2	1	Pièce

## Câbles de charge 3M™ PELTOR™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100088372	AL2AI/SP	Câble de charge de batterie 3M™ PELTOR™ LiteCom Pro III pour batterie ACK081, USB, AL2AI/SP	1	Pièce
7100067410	AL2AH	Câble de charge de batterie 3M™ PELTOR™ pour Lite-Com Pro II, AL2AH	1	Pièce
7100075611	FR09	Câble de chargeur USB 3M™ PELTOR™, FR09 pour batterie de casque Lite-Com BRS ACK053	1	Pièce

# Protection auditive communicante

## Câbles d'entrée audio 3M™ PELTOR™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100064519	FL6CT	Câble d'entrée audio 3M™ PELTOR™, stéréo 3,5 mm, FL6CT	1	Pièce
7100064600	FL6N	Câble d'entrée audio 3M™ PELTOR™, stéréo 3,5 mm, FL6N	1	Pièce
7000147271	HL1AQ	Ensemble câble 3M™ PELTOR™, fiche mono 3,5 mm, spiralé, HL1AQ	1	Pièce
7000141077	HL1AR	Prise mono 2,5 mm/câble bouclé 3M™ PELTOR™ (série -03), HL1AR	1	Pièce

## Batterie rechargeable 3M™ PELTOR™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100112102	ACK082	Batterie lithium-ion rechargeable 3M™ PELTOR™, ACK082	1	Pièce
7100075380	ACK081	Bloc de batterie lithium-ion rechargeable 3M™ PELTOR™, 3,7 V, 1800 mAh, ACK081	1	Pièce
7100075338	ACK053	Bloc de batterie rechargeable NiMH 3M™ PELTOR™, 2,4 V, 2 500 mAh, ACK053	1	Pièce
7100064688	LR6NM	Bloc de piles rechargeables 3M™ PELTOR™ AA 2 100 mAh, LR6NM	50	Pièce

## Câbles 3M™ PELTOR™ FLX2

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100191443	FLX2-202	Câble 3,5 mm stéréo 3M™ PELTOR™ FLX2, FLX2-202	1	Pièce
7100185762	FLX2-203	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 2,5mm Mono certifié Ex, FLX2-203	1	Pièce
7100185800	FLX2-205	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 3,5 mm Mono certifié Ex, FLX2-205	1	Pièce
7100220865	FLX2-69	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 FLX2-69 pour Motorola DP2400/3441	1	Pièce
7100219827	FLX2-210	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 FLX2-210, extrémité ouverte droite, 10 m	1	Pièce
7100224037	FLX2-211	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 FLX2-211, extrémité ouverte bouclée	1	Pièce
7100185799	FLX2-200	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 J11, certifié Ex, FLX2-200	1	Pièce
7100224039	FLX2-207	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2, 3 broches 1/4" mono, FLX2-207	1	Pièce
7100191444	FLX2-204	Câble stéréo 1/4" 3M™ PELTOR™ FLX2, FLX2-204	1	Pièce
7100197719	FLX2-111	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 Hytera Série PD7, FLX2-111	1	Pièce
7100197565	FLX2-44	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 Icom F31/41, FLX2-44, 120/boîte	1	Pièce
7100197568	FLX2-64	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 Icom F34/44, FLX2-64	1	Pièce
7100197556	FLX2-35	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 Icom, 2 broches en angle, FLX2-35	1	Pièce
7100193170	FLX2-36	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 Kenwood 2 broches, FLX2-36	1	Pièce
7100185797	FLX2-107-50	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 Kenwood multibroche certifié Ex, FLX2-107-50	1	Pièce
7100185795	FLX2-63-50	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 Motorola DP4000 certifié Ex, FLX2-63-50	1	Pièce
7100193228	FLX2-21	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 Motorola GP300 DP1200, FLX2-21	1	Pièce
7100193227	FLX2-32	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 Motorola GP340, FLX2-32	1	Pièce
7100197572	FLX2-65	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 Motorola GP344, FLX2-65	1	Pièce
7100197566	FLX2-18	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 Motorola GP900, FLX2-18	1	Pièce
7100197718	FLX2-101	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 Sepura STP8/9000, FLX2-101	1	Pièce
7100193229	FLX2-28	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 téléphone mobile/sans fil, FLX2-28	1	Pièce
7100207323	FLX2-201	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2, pour mécanicien au sol, FLX2-201	1	Pièce

# ■ Protection auditive communicante

## Câbles flexibles 3M™ PELTOR™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100016085	FL6BR	Câble 3M™ PELTOR™ pour LiteCom/PowerCom 4 broches, J11, FL6BR	1	Pièce

## Casques avec radio bidirectionnelle intégrée 1 de 2

### Casques 3M™ PELTOR™ LiteCom PMR 446

7000108540	MT5308N	Casque 3M™ PELTOR™ LiteCom, 32 dB, PMR à 446 MHz, serre-tête, MT53H7A4400-EU
7000108542	NMT5316	Casque 3M™ PELTOR™ LiteCom, 32 dB, PMR à 446 MHz, serre-nuque, MT53H7B4400-EU
7000108541	NMT5315	Casque 3M™ PELTOR™ LiteCom, 33 dB, PMR à 446 MHz, monté sur casque, MT53H7P3E4400-EU



#### Accessoires

Identifiant 3M	Référence	Description
7100075338	ACK053	Bloc de batterie rechargeable NiMH 3M™ PELTOR™, 2,4 V, 2 500 mAh, ACK053
7000108521	FR08	Fiche d'alimentation secteur 3M™ PELTOR™ pour batterie Lite-Com Pro II IS, port de charge USB
7100075611	FR09	Câble de chargeur USB 3M™ PELTOR™, FR09 pour batterie de casque Lite-Com BRS ACK053
7100063118	HY79	Kit d'hygiène 3M™ PELTOR™ pour casque radio FM, ProTac et LiteCom, HY79
7100221901	1180 SV/1	Couvercle de batterie 3M™ PELTOR™ Comtac II noir 1077 SV / SP
7100147895	MT53N12	Microphone à électret 3M™ PELTOR™, J22, 270 mm, PIN PAC
7010044372	M9952	Manche à air en mousse 3M™ PELTOR™ pour microrail à électret, M995
7100064281	HYM100	Ruban protecteur de microphone 3M™ PELTOR™, rouleau de 5 m, noir, HYM1000

#### Exemple :

La communication via la radio bidirectionnelle intégrée fonctionne entre différents casques et radios bidirectionnelles externes.



### Casques 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus PMR 446

7100229259	MT73H7A4410EU	Casque 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus, 32 dB, PMR446 à 446 MHz, serre-tête
7100229277	MT73H7P3E4410EU	Casque 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus, 32 dB, PMR446 MHz, monté sur casque de sécurité



#### Accessoires


Identifiant 3M	Référence	Description
7100075380	ACK081	Bloc de batterie lithium-ion rechargeable 3M™ PELTOR™, 3,7 V, 1 800 mAh, ACK081
7100088372	AL2AI/SP	Câble de charge de batterie 3M™ PELTOR™ LiteCom Pro III pour batterie ACK081, USB
7000108521	FR08	Fiche d'alimentation secteur 3M™ PELTOR™ pour batterie Lite-Com Pro II IS, port de charge USB
7100113964	HY83	Kits d'hygiène 3M™ PELTOR™ pour WS™ LiteCom Pro III, HY83
7000127268	HY80WS	Coussinets de gel de remplacement HY80 3M™ PELTOR™
7100112094	MT731	Microrail 3M™ PELTOR™, MT73/1
7100112112	M1712	Protection contre le vent pour microphone 3M™ PELTOR™, M171/2
7100064281	HYM100	Ruban protecteur de microphone 3M™ PELTOR™, rouleau de 5 m, noir, HYM1000
7000039650	M602	Protection contre le vent pour microphone 3M™ PELTOR™, M60/2
7000039666	FL560250	Adaptateur 3M™ PELTOR™ EX pour LiteCom, FL5602-50
7000040037	MT9002	Laryngophone amplificateur 3M™ PELTOR™, dynamique, MT90-02

### Câbles vers 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus

Identifiant 3M	Référence	Description
7100016085	FL6BR	Câble 3M™ PELTOR™ pour LiteCom/PowerCom 4 broches, J11, FL6BR

#### Exemple :

Les modèles LiteCom Plus et WS LiteCom Plus peuvent être connectés via FL6BR et un adaptateur PTT dans les séries FL50\*\* et FL40\*\* à une radio externe pour la communication sur d'autres fréquences que celles disponibles dans les casques LiteCom.



## Casques avec radio bidirectionnelle intégrée 2 de 2

### Casques 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus PMR 446

### Casques 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus LPD 433



7100204388	MT73H7A4410WS6EU	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus PMR446 MHz, analogique, serre-tête
7100201938	MT73H7B4410WS6EU	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus PMR446 MHz, analogique, serre-nuque
7100204418	MT73H7P3E4410WS6EU	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus PMR446 MHz, analogique, monté sur casque de sécurité
7100204419	MT73H7A4310WS6EU	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus LPD433 MHz, analogique, serre-tête

#### Accessoires

Identifiant 3M	Référence	Description
7100088372	AL2AI/SP	Câble de charge de batterie 3M™ PELTOR™ LiteCom Pro III pour batterie ACK081, USB
7000108521	FR08	Fiche d'alimentation secteur 3M™ PELTOR™ pour batterie Lite-Com Pro II IS, port de charge USB
7100113964	HY83	Kits d'hygiène 3M™ PELTOR™ pour WS™ LiteCom Pro III, HY83
7000127268	HY80WS	Coussinets de gel de remplacement HY80 3M™ PELTOR™
7100112094	MT731	Microrail 3M™ PELTOR™, MT73/1
7100112112	M1712	Protection contre le vent pour microphone 3M™ PELTOR™, M171/2
7100064281	HYM100	Ruban protecteur de microphone 3M™ PELTOR™, rouleau de 5 m, noir, HYM1000
7000039650	M602	Protection contre le vent pour microphone 3M™ PELTOR™, M60/2
7000039666	FL560250	Adaptateur 3M™ PELTOR™ EX pour LiteCom, FL5602-50
7000040037	MT9002	Laryngophone amplificateur 3M™ PELTOR™, dynamique, MT90-02

#### Exemple :

Le modèle WS LiteCom Plus peut être connecté sans fil à un téléphone mobile en même temps que vous utilisez la radio de communication intégrée.



### Casques 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom III GB PMR 446

7100153423	MT73WSA	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III GB, 33 dB, PMR446 MHz, analogique/numérique, serre-tête, MT73H7A4D10EU GB
7100153481	MT73WSB	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III GB, 32 dB, PMR446 MHz, analogique/numérique, serre-nuque, MT73H7B4D10EU GB
7100153479	MT73WSP3E	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III GB, 32 dB, PMR446 MHz, analogique/numérique, monté sur casque de sécurité, MT73H7P3E4D10EU GB



#### Accessoires

Identifiant 3M	Référence	Description
7100075380	ACK081	Bloc de batterie lithium-ion rechargeable 3M™ PELTOR™, 3,7 V, 1 800 mAh, ACK081
7100088372	AL2AI/SP	Câble de charge de batterie 3M™ PELTOR™ LiteCom Pro III pour batterie ACK081, USB
7000108521	FR08	Fiche d'alimentation secteur 3M™ PELTOR™ pour batterie Lite-Com Pro II IS, port de charge USB
7100113964	HY83	Kits d'hygiène 3M™ PELTOR™ pour WS™ LiteCom Pro III, HY83
7100112094	MT731	Microrail 3M™ PELTOR™, MT73/1
7100112112	M1712	Protection contre le vent pour microphone 3M™ PELTOR™, M171/2
7000040037	MT9002	Laryngophone amplificateur 3M™ PELTOR™, dynamique, MT90-02
7100064281	HYM100	Ruban protecteur de microphone 3M™ PELTOR™, rouleau de 5 m, noir, HYM1000
7000039650	M602	Protection contre le vent pour microphone 3M™ PELTOR™, M60/2
7000039666	FL560250	Adaptateur 3M™ PELTOR™ EX pour LiteCom, FL5602-50

### Câbles vers 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PMR 446

Identifiant 3M	Référence	Description
7100016085	FL6BR	Câble 3M™ PELTOR™ pour LiteCom/PowerCom 4 broches, J11, FL6BR



## Casques avec Bluetooth® vers téléphone portable ou radio bidirectionnelle 1 de 3

### Coquille droite de remplacement 3M™ PELTOR™ WS ALERT

Identifiant 3M	Référence	Description
7100253622	210300-664-SV/1	Housses 3M™ PELTOR™ pour casques WS™ ALERT™, noires, 1 paire (gauche+droite)
7100246983	210300-664-OR/1	Housses 3M™ PELTOR™ pour casques WS™ ALERT™, orange, 1 paire (gauche + droite)
7100246986	210300-664-RD/1	Housses 3M™ PELTOR™ pour casques WS™ ALERT™, rouge, 1 paire (gauche + droite)
7100240624	210300-664-GB/1	Housses 3M™ PELTOR™ pour casques WS™ ALERT™, vert fluo, 1 paire (gauche+droite)
7100247026	210300-664-RE/1	Housses 3M™ PELTOR™ pour casques WS™ ALERT™, rose, 1 paire (gauche + droite)
7100246985	210300-664-BA/1	Housses 3M™ PELTOR™ pour casques WS™ ALERT™, bleu, 1 paire (gauche + droite)



### Casques 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI

Casques avec Bluetooth® MultiPoint, fonction dépendante du niveau sonore et radio FM

7100205302	MRX21A3WS6	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, 30 dB, Bluetooth, application mobile, serre-tête, MRX21A3WS6
7100205304	MRX21P3E3WS6	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, 30 dB, Bluetooth, application mobile, monté sur casque de sécurité, MRX21P3E3WS6
7100205299	MRX21A3WS6-ACK	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, 30 dB, Bluetooth, application mobile, accessoires inclus, serre-tête, MRX21A3WS6-ACK
7100205297	MRX21P3E3WS6-ACK	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, 30 dB, Bluetooth, application mobile, accessoires inclus, monté sur casque de sécurité, MRX21P3E3WS6-ACK



### Accessoires

Identifiant 3M	Référence	Description
7000108521	FR08	Fiche d'alimentation secteur 3M™ PELTOR™ pour batterie Lite-Com Pro II IS, port de charge USB
7100075611	FR09	Câble de chargeur USB 3M™ PELTOR™, FR09 pour batterie de casque Lite-Com BRS ACK053
7100064688	LR6NM	Bloc de piles rechargeables 3M™ PELTOR™ AA 2 100 mAh, LR6NM
7100122439	HY82	Kit d'hygiène 3M™ PELTOR™ pour casques WS ALERT et DAB+/FM
7000127268	HY80WS	Coussinets de gel de remplacement HY80 3M™ PELTOR™
7100148519	MT12/SP	Kit de montage 3M™ PELTOR™ pour microphone dépendant du niveau, MT12/SP
7100264326	MT53N-14/1	Microrail à électret 3M™ PELTOR™ avec fiche, 240 mm, avec mousse acoustique, M995/2
7010044372	M9952	Manche à air en mousse 3M™ PELTOR™ pour microrail à électret, M995
7100064281	HYM100	Ruban protecteur de microphone 3M™ PELTOR™, rouleau de 5 m, noir, HYM1000
7100064410	HY0001	La protection hygiénique jetable 3M™ PELTOR™ Clean, 100 paires/paquet, HY100A
7100088344	L201AX-03/SP	Câble 3M™ PELTOR™ complet, L201AX-03 / SP
7100147934	P3EG-F/2	Fixation pour casque 3M™ PELTOR™, P3EG-F, avec manchon de friction
7000108550	A44-F/1	Bras de microphone 3M™ PELTOR™ avec manchon de friction, F/A44-1



FR08



FR09



LR6NM

#### Exemple :

Connexion sans fil via Bluetooth MultiPoint à deux téléphones portables pour les appels et la diffusion en continu.



Android

WS ALERT XPI App

IOS



## Casques avec Bluetooth® vers téléphone portable ou radio bidirectionnelle 2 de 3

### Casques 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP

Casque avec Bluetooth®, fonction dépendante du niveau sonore et radio FM

7100256283	MRX21A5WS6	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP, Bluetooth®, radio FM, gris, serre-tête
7100256282	MRX21P3E5WS6	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP, Bluetooth®, radio FM, gris, monté sur casque de sécurité



#### Accessoires

Identifiant 3M	Référence	Description
7000108521	FR08	Fiche d'alimentation secteur 3M™ PELTOR™ pour batterie Lite-Com Pro II IS, port de charge USB
7100075611	FR09	Câble de chargeur USB 3M™ PELTOR™, FR09 pour batterie de casque Lite-Com BRS ACK053
7100064688	LR6NM	Bloc de piles rechargeables 3M™ PELTOR™ AA 2 100 mAh, LR6NM
7100122439	HY82	Kit d'hygiène 3M™ PELTOR™ pour casques WS ALERT et DAB+/FM
7000127268	HY80WS	Coussinets de gel de remplacement HY80 3M™ PELTOR™
7100148519	MT12/SP	Kit de montage 3M™ PELTOR™ pour microphone dépendant du niveau, MT12/SP
7100264326	MT53N-14/1	Microrail à électret 3M™ PELTOR™ avec fiche, 240 mm, avec mousse acoustique, M995/2
7010044372	M9952	Manche à air en mousse 3M™ PELTOR™ pour microrail à électret, M995
7100064281	HYM100	Ruban protecteur de microphone 3M™ PELTOR™, rouleau de 5 m, noir, HYM1000
7100088344	L201AX-03/SP	Câble 3M™ PELTOR™ complet, L201AX-03 / SP
7100147934	P3EG-F/2	Fixation pour casque 3M™ PELTOR™, P3EG-F, avec manchon de friction
7000108550	A44-F/1	Bras de microphone 3M™ PELTOR™ avec manchon de friction, F/A44-1

#### Exemple :

Connexion sans fil via Bluetooth pour les appels téléphoniques et la diffusion en continu.



WS ALERT XP



Phone

### Casques 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X

Casques avec Bluetooth® et fonction dépendante du niveau sonore

7100257811	MRX21A4WS6	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X, supports jaune vif, serre-tête, compatible avec l'application mobile
7100256658	MRX21P3E4WS6	Casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X, jaune vif, monté sur casque de sécurité, compatible avec l'application mobile



#### Accessoires

Identifiant 3M	Référence	Description
7100122439	HY82	Kit d'hygiène 3M™ PELTOR™ pour casques WS ALERT et DAB+/FM
7000127268	HY80WS	Coussinets de gel de remplacement HY80 3M™ PELTOR™
7100148519	MT12/SP	Kit de montage 3M™ PELTOR™ pour microphone dépendant du niveau, MT12/SP
7100264326	MT53N-14/1	Microrail à électret 3M™ PELTOR™ avec fiche, 240 mm, avec mousse acoustique, M995/2
7010044372	M9952	Manche à air en mousse 3M™ PELTOR™ pour microrail à électret, M995
7100064281	HYM100	Ruban protecteur de microphone 3M™ PELTOR™, rouleau de 5 m, noir, HYM1000
7100064410	HY0001	La protection hygiénique jetable 3M™ PELTOR™ Clean, 100 paires/paquet, HY100A
7100088344	L201AX-03/SP	Câble 3M™ PELTOR™ complet, L201AX-03 / SP
7100147934	P3EG-F/2	Fixation pour casque 3M™ PELTOR™, P3EG-F, avec manchon de friction
7000108550	A44-F/1	Bras de microphone 3M™ PELTOR™ avec manchon de friction, F/A44-1

#### Exemple :

Connexion sans fil via Bluetooth pour les appels téléphoniques et la diffusion en continu.



WS ALERT X



Phone

## Casques avec Bluetooth® vers téléphone portable ou radio bidirectionnelle 3 de 3

### Casques 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI

### Casques 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI FLX2

7100196045	MT15H7AWS6	Casque Bluetooth® 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI à fonction de modulation sonore, serre-tête, jaune
7100195960	MT15H7P3EWS6	Casque Bluetooth® 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI à fonction de modulation sonore, jaune, monté sur casque
7100195906	MT15H7AWS6-111	Casque Bluetooth® 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI à fonction de modulation sonore, jaune, serre-tête, FLX2
7100195961	MT15H7P3EWS6-111	Casque Bluetooth® 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI à fonction de modulation sonore, jaune, monté sur casque de sécurité, FLX2
7100195976	MT15H7BWS6-111	Casque Bluetooth® 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI à fonction de modulation sonore, jaune, serre-tête, FLX2



### Accessoires

Identifiant 3M	Référence	Description
7100075338	ACK053	Bloc de batterie rechargeable NiMH 3M™ PELTOR™, 2,4 V, 2 500 mAh
7000108521	FR08	Fiche d'alimentation secteur 3M™ PELTOR™ pour batterie Lite-Com Pro II IS, port de charge USB
7100075611	FR09	Câble de chargeur USB 3M™ PELTOR™ pour batterie de casque Lite-Com BRS ACK053
7100221901	1180 SV/1	Couvercle de batterie 3M™ PELTOR™ Comtac II noir
7100113964	HY83	Kits d'hygiène 3M™ PELTOR™ pour WS™ LiteCom Pro III, HY83
7000127268	HY80WS	Coussinets de gel de remplacement HY80 3M™ PELTOR™
7000039650	M602	Protection contre le vent pour microphone 3M™ PELTOR™, M60/2
7100221899	MT73-02/1	Microrail dynamique 3M™ PELTOR™, insensible à l'humidité, longueur de câble 270 mm
7100112112	M1712	Protection contre le vent pour microphone 3M™ PELTOR™
7100064281	HYM100	Ruban protecteur de microphone 3M™ PELTOR™, rouleau de 5 m, noir

#### Exemple :

Le casque WS ProTac XPI FLX2 peut être connecté sans fil à un téléphone portable via Bluetooth, et en même temps être connecté à une radio de communication externe via un câble FLX2.



### Adaptateur WS pour câble flexible vers radio de communication

Identifiant 3M	Référence	Description
7100011357	ZFL6077WS	Adaptateur PTT 3M™ PELTOR™ pour câble flexible, technologie Bluetooth®, FL6077-WS5



## Casques avec câble FLX2 vers téléphone portable ou radio bidirectionnelle 1 de 2

### Casques 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI FLX2

7100195906	MT15H7AWS6-111	Casque Bluetooth® 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI à fonction de modulation sonore, jaune, serre-tête, FLX2
7100195961	MT15H7P3EWS6-111	Casque Bluetooth® 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI à fonction de modulation sonore, jaune, monté sur casque de sécurité, FLX2
7100195976	MT15H7BWS6-111	Casque Bluetooth® 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI à fonction de modulation sonore, jaune, serre- nuque, FLX2



#### Accessoires

Identifiant 3M	Référence	Description
7100075338	ACK053	Bloc de batterie rechargeable NiMH 3M™ PELTOR™, 2,4 V, 2 500 mAh
7000108521	FR08	Fiche d'alimentation secteur 3M™ PELTOR™ pour batterie Lite-Com Pro II IS, port de charge USB
7100075611	FR09	Câble de chargeur USB 3M™ PELTOR™ pour batterie de casque Lite-Com BRS ACK053
7100221901	1180 SV/1	Couvercle de batterie 3M™ PELTOR™ Comtac II noir
7100113964	HY83	Kits d'hygiène 3M™ PELTOR™ pour WS™ LiteCom Pro III, HY83
7000127268	HY80WS	Coussinets de gel de remplacement HY80 3M™ PELTOR™
7000039650	M602	Protection contre le vent pour microphone 3M™ PELTOR™, M60/2
7100221899	MT73-02/1	Microrail dynamique 3M™ PELTOR™, insensible à l'humidité, longueur de câble 270 mm
7100112112	M1712	Protection contre le vent pour microphone 3M™ PELTOR™, M171/2
7100064281	HYM100	Ruban protecteur de microphone 3M™ PELTOR™, rouleau de 5 m, noir, HYM1000

### Casques 3M™ PELTOR™ CH-3 avec adaptateur PTT

7100203638	MT74H52A-111	Casque 3M™ PELTOR™ CH-3 avec adaptateur PTT, serre-tête
7100205729	MT74H52B-111	Casque 3M™ PELTOR™ CH-3 avec adaptateur PTT, serre- nuque
7100203150	MT74H52P3E-111	Casque 3M™ PELTOR™ CH-3 avec adaptateur PTT, monté sur casque de sécurité



#### Accessoires

Identifiant 3M	Référence	Description
7100212095	HY84	Kit d'hygiène 3M™ PELTOR™ pour casque CH-3, HY84
7000127268	HY80WS	Coussinets de gel de remplacement HY80 3M™ PELTOR™
7100221884	MT74/1	Microphones 3M™ PELTOR™ étanche classé IP68, MT74/1
7100112112	M1712	Protection contre le vent pour microphone 3M™ PELTOR™, M171/2
7100064281	HYM100	Ruban protecteur de microphone 3M™ PELTOR™, rouleau de 5 m, noir, HYM1000

### Câbles FLX2 vers WS ProTac XPI et CH-3 FLX2 avec adaptateur PTT

Identifiant 3M	Référence	Description
7100197719	FLX2-111	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 Hytera Série PD7
7100197556	FLX2-35	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 Icom, 2 broches en angle
7100197565	FLX2-44	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 Icom F31/41
7100197568	FLX2-64	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 Icom F34/44
7100193170	FLX2-36	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 Kenwood 2 broches
7100185797	FLX2-107-50	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 Kenwood multibroche certifié Ex
7100193228	FLX2-21	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 Motorola GP300 DP1200
7100193227	FLX2-32	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 Motorola GP340
7100197572	FLX2-65	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 Motorola GP344
7100197566	FLX2-18	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 Motorola GP900
7100220865	FLX2-69	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 FLX2-69 pour Motorola DP2400/3441
7100185795	FLX2-63-50	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 Motorola DP4000 certifié Ex
7100193229	FLX2-28	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 téléphone mobile/sans fil
7100197718	FLX2-101	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 Sepura STP8/9000
7100219827	FLX2-210	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 FLX2-210, extrémité ouverte droite, 10 m
7100224037	FLX2-211	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 FLX2-211, extrémité ouverte bouclée



## Casques avec câble FLX2 vers téléphone portable ou radio bidirectionnelle 2 de 2

### Casques 3M™ PELTOR™ CH-3 avec PTT

7100203637	MT74H52A-110	Casque 3M™ PELTOR™ CH-3, serre-tête
7100203636	MT74H52B-110	Casque 3M™ PELTOR™ CH-3, serre-nuque
7100203635	MT74H52P3E-110	Casque 3M™ PELTOR™ CH-3, monté sur casque de sécurité



#### Accessoires

Identifiant 3M	Référence	Description
7100212095	HY84	Kit d'hygiène 3M™ PELTOR™ pour casque CH-3, HY84
7000127268	HY80WS	Coussinets de gel de remplacement HY80 3M™ PELTOR™
7100221884	MT74/1	Microphones 3M™ PELTOR™ étanche classé IP68, MT74/1
7100112112	M1712	Protection contre le vent pour microphone 3M™ PELTOR™, M171/2
7100064281	HYM100	Ruban protecteur de microphone 3M™ PELTOR™, rouleau de 5 m, noir, HYM1000

### Câbles FLX2 vers casques CH-3 FLX2 sans PTT

Identifiant 3M	Référence	Description
7100185799	FLX2-200	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 J11, certifié Ex
7100207323	FLX2-201	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2, pour mécanicien au sol



FLX2-200



FLX2-200



FLX2-201

### Casques d'écoute seule 3M™ PELTOR™ CH-3

7100203299	HT52A-112	Casque d'écoute seule 3M™ PELTOR™ CH-3, serre-tête
7100203298	HT52B-112	Casque d'écoute seule 3M™ PELTOR™ CH-3, serre-nuque
7100203302	HT52P3E-112	Casque d'écoute seule 3M™ PELTOR™ CH-3, monté sur casque de sécurité



#### Accessoires

Identifiant 3M	Référence	Description
7100212095	HY84	Kit d'hygiène 3M™ PELTOR™ pour casque CH-3, HY84
7000127268	HY80WS	Coussinets de gel de remplacement HY80 3M™ PELTOR™

### Câbles FLX2 vers CH-3 d'écoute seule

Identifiant 3M	Référence	Description
7100191443	FLX2-202	Câble 3,5 mm stéréo 3M™ PELTOR™ FLX2
7100185762	FLX2-203	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 2,5mm Mono certifié Ex
7100191444	FLX2-204	Câble stéréo 1/4" 3M™ PELTOR™ FLX2
7100185800	FLX2-205	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 3,5 mm Mono certifié Ex
7100224039	FLX2-207	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2, 3 broches 1/4" mono



FLX2-202



FLX2-203



FLX2-204



FLX2-205

## Casques vers câble flexible (-77) pour radio bidirectionnelle ou téléphone portable 1 de 2

### Casques haute atténuation 3M™ PELTOR™ CH-5

7100099844	MT7009	Casque haute atténuation 3M™ PELTOR™ CH-5, 37 dB, haute visibilité, connecteur flexible, serre-tête, MT73H450A-77 GB
7100099881	MT7010	Casque à haute atténuation 3M™ PELTOR™ CH-5, 36 db, haute visibilité, connecteur flexible, monté sur casque de sécurité, MT73H450P3E-77 GB



### Accessoires

Identifiant 3M	Référence	Description
7100107408	HY45	Kit d'hygiène 3M™ PELTOR™ pour casque haute atténuation casque CH-5, HY45
7100112094	MT731	Microrail 3M™ PELTOR™, MT73/1
7100112112	M1712	Protection contre le vent pour microphone 3M™ PELTOR™, M171/2
7100064281	HYM100	Ruban protecteur de microphone 3M™ PELTOR™, rouleau de 5 m, noir, HYM1000

### Câbles flexibles pour radio de communication vers casque -77

Identifiant 3M	Référence	Description
7100064359	FL6U21	Câble adaptateur flexible 3M™ PELTOR™ pour les séries Motorola GP79/300, FL6U-21
7100064602	FL6U32	Câble adaptateur flexible 3M™ PELTOR™ pour les séries Motorola GP79/340/380, FL6U-32
7000107901	FL6U35	Câble flexible 3M™ PELTOR™ pour Icom 2 broches en angle droit, FL6U-35
7000107902	FL6U36	Câble flexible 3M™ PELTOR™ pour Kenwood™, 2 broches, FL6U-36
7000108781	FL6U61	Câble flexible 3M™ PELTOR™ pour Motorola™ Visar, FL6U-61
7000108535	FL6U63	Câble flexible 3M™ PELTOR™ Flex pour Motorola MOTOTRBO™, FL6U-63
7000108466	FL6U64	Câble flexible 3M™ PELTOR™ pour Icom™ F34™ F34/F44, FL6U-64
7000108467	ZFL6U65	Câble flexible 3M™ PELTOR™ pour Motorola™ GP344 / 328+, FL6U-65
7000108135	1203107	Câble flexible 3M™ PELTOR™ pour Vertex VX-160/400, FL6U-71
7100064984	FL6U101	Câble flexible 3M™ PELTOR™ Flex Cable pour Sepura STP8, FL6U-101



### Câbles flexibles pour téléphone/DECT vers casque -77

Identifiant 3M	Référence	Description
7100064305	FL6U28	Câble adaptateur flexible 3M™ PELTOR™ pour téléphone portable Ericsson série G79, FL6U-28

#### Exemple :

L'adaptateur WS FL6060-WS5 peut être connecté via un câble flexible à une radio de communication pour une connexion sans fil à un casque WS.



WS ProTac XPI



FL6077-WS5



FL6U-63



Motorola DP3400

#### Exemple :

Un casque à atténuation élevée avec prise J11 peut être connecté à une radio de communication via un adaptateur PTT de la série FL50\*\*.



MT73H450AGB



FL4063



Motorola DP3400

## Casques vers câble flexible (-77) pour radio bidirectionnelle ou téléphone portable 2 de 2

### Casques haute atténuation 3M™ PELTOR™ CH-5 avec fiches J11

7100106703	MT7011	Casque haute atténuation 3M™ PELTOR™ CH-5, 37 dB, haute visibilité, serre-tête, MT73H450A GB
7100106867	MT7012	Casque à haute atténuation 3M™ PELTOR™ CH-5, 36 db, haute visibilité, monté sur casque de sécurité, MT73H450P3E GB



### Accessoires

Identifiant 3M	Référence	Description
7100107408	HY45	Kit d'hygiène 3M™ PELTOR™ pour casque haute atténuation casque CH-5, HY45
7100112094	MT731	Microrail 3M™ PELTOR™, MT73/1
7100112112	M1712	Protection contre le vent pour microphone 3M™ PELTOR™, M171/2
7100064281	HYM100	Ruban protecteur de microphone 3M™ PELTOR™, rouleau de 5 m, noir, HYM1000

### Adaptateurs PPT pour radio de communication vers casques Peltor avec cable J11

Identifiant 3M	Référence	Description
7100049552	FL4030	Adaptateur PTT 3M™ PELTOR™ pour Motorola GP340 et GP320, FL4030
7100049623	FL4063	Adaptateur PTT 3M™ PELTOR™ pour Motorola MotoTrbo, FL4063
7000107774	FL5001	Adaptateur 3M™ PELTOR™ PTT, FL5001
7000039629	FL5035	Adaptateur PTT 3M™ PELTOR™ pour Kenwood™ TK3101/TK3102/250/350 Funkey, FL5035
7100009674	FL5042	Adaptateur PTT 3M™ PELTOR™ pour Nokia™ Tetra THR880, EADS, FL5042
7000107881	FL5044	Adaptateur PTT 3M™ PELTOR™ pour ICOM™ ICF31/F41/F50/F51/F60/F61/M87, FL5044
7000108481	FL5046	Adaptateur PTT 3M™ PELTOR™ pour Icom™ A3E, A6, A15, A22E, A24 Airband, FL5046
7100011659	FL5062	Adaptateur PTT 3M™ PELTOR™ pour Motorola™ Tetra MTP850, FL5062
7000039662	FL9139	Adaptateur PTT 3M™ PELTOR™ pour ICOM™ ICF34 / ICF44, FL5064
7000107887	FL9088	Adaptateur PTT 3M™ PELTOR™ pour ICOM™ IC-M1, FL5066
7000108319	FL50101	Adaptateur PTT 3M™ PELTOR™ pour Sepura STP8000, FL50101
7000039651	TKD5502	Enveloppe 3M™ PELTOR™ pour adaptateur FL5000 PTT, TKD5502/1



### Rallonges de câble avec fiches J11

Identifiant 3M	Référence	Description
7000107866	FL3A	Câble de rallonge 3M™ PELTOR™, 0,4 à 2 m, FL3A
7000107867	FL3B	Câble d'extension pour casque 3M™ PELTOR™, spiralé, 0,7 - 4 m, fiche Nexus TP120, FL3B
7000107868	FL3C	Câble de rallonge pour casque 3M™ PELTOR™, 10 m, FL3C



## Protection auditive avec fonction dépendante du niveau sonore

### Casques 3M™ PELTOR™ ALERT™

7000108376	M2RX7A2	Casque radio FM 3M™ PELTOR™ ALERT™, 30 dB, serre-tête, référence M2RX7A2-01
7000108538	M2RX7P3	Casque radio FM 3M™ PELTOR™ ALERT™, 30 dB, monté sur casque de sécurité, M2RX7P3E2-01




#### Accessoires

Identifiant 3M	Référence	Description
7000108359	FL6CE1	Câble 3M™ PELTOR™ avec fiche stéréo 3,5 mm, FL6CE/1
7000108833	HY81	Kit d'hygiène 3M™ PELTOR™ pour casques ALERT, HY81
7100147755	1173 SV/SP	Couvercle de batterie 3M™ PELTOR™, noir, 1073 SV / SP
7000039650	M602	Protection contre le vent pour microphone 3M™ PELTOR™, M60/2

### Casques 3M™ PELTOR™ ProTac™ III

7100088456	MT13HA	Casque fin 3M™ PELTOR™ ProTac™ III Slim, 26 dB, coques fines, noir, serre-tête, MT13H220A
7100088455	MT13HP3E	Casque 3M™ PELTOR™ ProTac™ III, 25 dB, coques minces, noir, monté sur casque de sécurité, MT13H220P3E
7100088424	MT13H2A	Casque 3M™ PELTOR™ ProTac™ III, noir, 32 dB, serre-tête, noir, MT13H221A
7100088423	MT13H2P3	Casque 3M™ PELTOR™ ProTac™ III, 31 dB, noir, monté sur casque de sécurité, MT13H221P3E



#### Accessoires

Identifiant 3M	Référence	Description
7000108359	FL6CE1	Câble 3M™ PELTOR™ avec fiche stéréo 3,5 mm, FL6CE/1
7100101874	HY220	Kits d'hygiène pour solutions de communication 3M™ PELTOR™

## Protection auditive avec radio

### Casques 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM-Radio

7100088416	HRXS220A	Casque radio 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM, 32 dB, serre-tête
7100088417	HRXS22P3	Casque radio 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM, 31 dB, monté sur casque de sécurité



#### Accessoires

Identifiant 3M	Référence	Description
7000108359	FL6CE1	Câble 3M™ PELTOR™ avec fiche stéréo 3,5 mm, FL6CE/1
7100101874	HY220	Kits d'hygiène pour solutions de communication 3M™ PELTOR™

#### Exemple :

Connexion par câble via la prise d'entrée auxiliaire 3,5 mm à un appareil MP3 ou à l'entrée audio 3,5 mm d'un téléphone portable. Écoute seule, parole exclue.



HRXS220A



FL6CE/1



Phone

#### Accessoires FM-radio

Identifiant 3M	Référence	Description
7000108359	FL6CE1	Câble 3M™ PELTOR™ avec fiche stéréo 3,5 mm, FL6CE/1
7100147755	1173 SV/SP	Couvercle de batterie 3M™ PELTOR™, noir, 1073 SV / SP
7100122439	HY82	Kit d'hygiène 3M™ PELTOR™ pour casques WS ALERT et DAB+/FM



FL6CE/1

## Casques pour connection avec radio bidirectionnelle, approuvée ATEX

Via adaptateur PTT avec prise J11



### Casques hautes atténuations, Twin Cup standards avec cable J11, approuvés ATEX

7000108282	1216570	Casque 3M™ PELTOR™, certifié atex, référence
7000108283	MT72H540	Casque 3M™ PELTOR™ Twin Cup EX, 31 dB, prise J11, monté sur casque de sécurité



#### Accessoires

Identifiant 3M	Référence	Description
7000108013	HY13	Kit d'hygiène 3M™ PELTOR™ pour casque Twin Cup, HY13
7100247722	MT72N-08/1	Microphones 3M™ PELTOR™ MT72N-08/1, câble de 340 mm avec protection contre le vent M40/1
7100064281	HYM100	Ruban protecteur de microphone 3M™ PELTOR™, rouleau de 5 m, noir, HYM1000

### Petits adaptateurs PTT pour communication radio vers casque PELTOR avec prise J11, homologués

Identifiant 3M	Référence	Description
7000147319	FL40305	Adaptateur 3M™ PELTOR™ EX PTT pour Motorola GP320/340
7000147323	FL40103	Adaptateur 3M™ PELTOR™ EX PTT pour Funkwerk™ FT4
7000147322	FL40107	Adaptateur 3M™ PELTOR™ EX PTT pour Kenwood™ TK2106 / Nextel Ex



## Casques d'écoute seule, certifié Ex

### Casques d'écoute seule CH-3 FLX2, sonde amovible Ex approuvée

7100203639	HT52A-112-50	Casque d'écoute seule 3M™ PELTOR™ CH-3, certifié Ex, serre-tête
7100203297	HT52P3E-112-50	Casque d'écoute seule 3M™ PELTOR™ CH-3, monté sur casque de sécurité, certifié Ex



### Câbles FLX2 pour CH-3, homologués Ex

Identifiant 3M	Référence	Description
7100185762	FLX2-203	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 2,5mm Mono certifié Ex
7100185800	FLX2-205	Câble 3M™ PELTOR™ FLX2 3,5 mm Mono certifié Ex



#### Accessoires

Identifiant 3M	Référence	Description
7100212095	HY84	Kit d'hygiène 3M™ PELTOR™ pour casque CH-3, HY84
7000127268	HY80WS	Coussinets de gel de remplacement HY80 3M™ PELTOR™





# Protection de la tête et du visage

**3M** Science.  
Applied to Life.™

Casque de sécurité  
3M™ SecureFit™ séries  
X5000 et X5500

**Le confort  
sans  
compromis.**

Lorsque vous travaillez en hauteur ou sur le terrain, c'est une simple journée de travail, et nous proposons un casque de sécurité qui répond à ces exigences. En termes de sécurité, 3M considère que la barre ne peut jamais être assez élevée. C'est pourquoi nous sommes fiers de présenter le casque de sécurité 3M™ SecureFit™.

[3m.fr/SecureFitX5000](https://3m.fr/SecureFitX5000)



#3MScienceOfSafety

# Choisissez votre casque



Caractéristiques	X5500NVE	X5500V	X5000V	X5000VE
Sélecteur de norme EN			•	•
EN 397:2021+A1:2012	•	•	•	•
EN 12492:2012			•	•
EN 50365:2002 (1 000 Vca)	•			•
-30°C	•	•	•	•
Métal en fusion (MM)	•			
Déformation latérale (LD)	•	•	•	•
440V	•			
Harnais à crémaillère	•	•	•	•
Harnais de tête à 4 points	•	•		
Harnais de tête à 6 points			•	•
Insert en mousse			•	•
Ventilation		•	•	•
Jugulaire ayant une boucle en plastique				•
Jugulaire ayant une boucle magnétique			•	
Attaches de sangle de lampe	•	•	•	•
Uvicator™	•	•	•	•
Matériaux rétroréfléchissants			•	

# Protection de la tête et du visage

## Casques de sécurité

Focus

### Casques de sécurité 3M™ SecureFit™ Série X5000

Le casque de sécurité 3M™ SecureFit™, Série X5000, fournit une protection de la tête sûre, confortable et réglable pour les travailleurs dans un large éventail de situations. Nos casques présentent six réglages différents afin d'ajuster les positions et des systèmes de sélection à 4 points pour la jugulaire pour basculer entre les normes de certification EN 397 (casques de sécurité industriels) et EN 12492 (casques de protection alpinisme). Les casques de sécurité de la Série X5000 sont aérés, sans visière et disposent de capteurs 3M™ UVicator™ qui indiquent des niveaux d'exposition à la lumière préjudiciable des ultraviolets (UV). Ils sont dotés d'un système de harnais de tête à crémaillère à 6 points, facile à ajuster, qui possède la technologie exclusive de diffusion de pression 3M™. Ils sont disponibles dans une gamme étendue de coloris, avec des options réfléchissantes.



- Protection de la tête sécurisée et confortable pour les travaux en hauteur et autres tâches industrielles dangereuses
- Le système de suspension intègre une technologie de diffusion de pression exclusive brevetée 3M™
- Le système de sélection à 4 points pour la jugulaire, unique à 3M, permet à l'utilisateur de basculer entre les normes EN 12492 (casques de protection alpinisme) et EN 397 (casques de sécurité industriels)

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100175101	X5001VE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5000, ventilé, 1000 V, CE, blanc, X5001VE-CE	4	Pièce
7100175512	X5003VE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5000, ventilé, 1000 V, CE, bleu, X5003VE-CE	4	Pièce
7100175511	X5002VE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5000, ventilé, 1000 V, CE, jaune, X5002VE-CE	4	Pièce
7100175536	X5012VE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5000, ventilé, 1000 V, CE, noir, X5012VE-CE	4	Pièce
7100175535	X5007VE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5000, ventilé, 1000 V, CE, orange, X5007VE-CE	4	Pièce
7100175534	X5005VE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5000, ventilé, 1000 V, CE, rouge, X5005VE-CE	4	Pièce
7100175537	X5014VE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5000, ventilé, 1000 V, CE, vert haute visibilité, X5014VE-CE	4	Pièce
7100175533	X5004VE-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5000, ventilé, 1000 V, CE, vert, X5004VE-CE	4	Pièce
7100175093	X5001V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5000, ventilé, réfléchissant, CE, blanc, X5001V-CE	4	Pièce
7100175094	X5002V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5000, ventilé, réfléchissant, CE, jaune, X5002V-CE	4	Pièce
7100175099	X5012V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5000, ventilé, réfléchissant, CE, noir, X5012V-CE	4	Pièce
7100175098	X5007V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5000, ventilé, réfléchissant, CE, orange, X5007V-CE	4	Pièce
7100175097	X5005V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5000, ventilé, réfléchissant, CE, rouge, X5005V-CE	4	Pièce
7100175100	X5014V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5000, ventilé, réfléchissant, CE, vert haute visibilité, X5014V-CE	4	Pièce
7100175096	X5004V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5000, ventilé, réfléchissant, CE, vert, X5004V-CE	4	Pièce
7100175095	X5003V-CE	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5000, ventilé, réfléchissant, CE, bleu, X5003V-CE	4	Pièce

# Protection de la tête et du visage

Focus

## Casques de sécurité 3M™ SecureFit™ Série X5500

Le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ Série X5500 fournit une protection de la tête sûre, confortable et réglable pour les travailleurs dans un large éventail de situations. Nos casques sont dotés d'un positionnement ajustable et d'un harnais de tête à crémaillère à 4 points, facile à ajuster, qui possède la technologie exclusive de diffusion de pression 3M™. Les casques de sécurité de la Série X5500 disposent de capteurs 3M™ UVi-cator™ qui indiquent des niveaux d'exposition à la lumière préjudiciable des ultraviolets (UV). Ils répondent à la norme EN397 pour une utilisation industrielle générale et sont disponibles dans une gamme étendue de coloris, avec ou sans orifices de ventilation.



- Protection de la tête sécurisée et confortable contre la chute de petits objets et pour une utilisation industrielle générale
- Le système de suspension intègre une technologie de diffusion de pression exclusive brevetée 3M™
- Le harnais de tête à cliquet à 4 points permet au porteur de personnaliser la hauteur et l'ajustement grâce à plusieurs niveaux de réglage vertical

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100175538	X5501NVE-CE-10	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5500, non-ventilé, CE, blanc, X5501NVE-CE	80	Pièce
7100175599	X5501NVE-CE-4	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5500, non-ventilé, CE, blanc, X5501NVE-CE	4	Pièce
7100175601	X5503NVE-CE-4	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5500, non-ventilé, CE, bleu, X5503NVE-CE	4	Pièce
7100175539	X5502NVE-CE-10	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5500, non-ventilé, CE, jaune, X5502NVE-CE	80	Pièce
7100175600	X5502NVE-CE-4	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5500, non-ventilé, CE, jaune, X5502NVE-CE	4	Pièce
7100175603	X5505NVE-CE-4	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5500, non-ventilé, CE, rouge, X5505NVE-CE	4	Pièce
7100175606	X5514NVE-CE-4	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5500, non-ventilé, CE, vert haute visibilité, X5514NVE-CE	4	Pièce
7100175545	X5514NVE-CE-10	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5500, non-ventilé, CE, vert haute visibilité, X5514NVE-CE	80	Pièce
7100175602	X5504NVE-CE-4	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5500, non-ventilé, CE, vert, X5504NVE-CE	4	Pièce
7100175546	X5501V-CE-10	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5500, ventilé, CE, blanc, X5501V-CE	80	Pièce
7100175591	X5501V-CE-4	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5500, ventilé, CE, blanc, X5501V-CE	4	Pièce
7100175593	X5503V-CE-4	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5500, ventilé, CE, bleu, X5503V-CE	4	Pièce
7100175547	X5502V-CE-10	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5500, ventilé, CE, jaune, X5502V-CE	80	Pièce
7100175592	X5502V-CE-4	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5500, ventilé, CE, jaune, X5502V-CE	4	Pièce
7100175595	X5505V-CE-4	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5500, ventilé, CE, rouge, X5505V-CE	4	Pièce
7100175553	X5514V-CE-10	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5500, ventilé, CE, vert haute visibilité, X5514V-CE	80	Pièce
7100175598	X5514V-CE-4	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5500, ventilé, CE, vert haute visibilité, X5514V-CE	4	Pièce
7100175594	X5504V-CE-4	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5500, ventilé, CE, vert, X5504V-CE	4	Pièce
7100175605	X5512NVE-CE-4	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5500, non-ventilé, CE, noir, X5512NVE-CE	4	Pièce
7100175597	X5512V-CE-4	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5500, ventilé, CE, noir, X5512V-CE	4	Pièce
7100175604	X5507NVE-CE-4	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5500, non-ventilé, CE, orange, X5507NVE-CE	4	Pièce
7100175596	X5507V-CE-4	Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5500, ventilé, CE, orange, X5507V-CE	4	Pièce

# Protection de la tête et du visage

## Focus

### Casque 3M™ série G3000

Le casque de sécurité 3M™ série G3000 a été conçu en étroite collaboration avec des professionnels forestiers et industriels. Il est destiné aux environnements difficiles, avec des exigences très rigoureuses de protection efficace, d'excellente ventilation et de champ de vision maximal. Son design épuré a pour effet que les objets qui tombent dessus glissent facilement et ne le délogent pas de sa position. Son design doucement arrondi, sans arête ni protubérance, sa doublure très confortable et le réglage simple de son ajustement rendent le G3000 unique.



- Casque conçu pour une utilisation dans les environnements difficiles, avec une excellente ventilation et un large champ de vision
- Le disque à capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque a été surexposé à des rayonnements UV et qu'il est temps de le remplacer
- Le design légèrement arrondi réduit le risque d'accrochage des éléments du casque à des cordes ou à des branches

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000108292	G31CUVGU	Casque 3M™, Uvicator, harnais standard, diélectrique 440 V, jaune, G3001CUV-GU	20	Pièce
7000108322	G3001DUW	Casque 3M™, Uvicator, harnais standard, non-ventilé, diélectrique 1 000 V, bandeau en cuir, blanc, G3001DUV1000V-VI	20	Pièce
7000039718	G31CUW	Casque 3M™, Uvicator, harnais standard, non-ventilé, diélectrique 440 V, bandeau en plastique, blanc, G3001CUV-VI	20	Pièce
7000108290	G31CUB	Casque 3M™, Uvicator, harnais standard, non-ventilé, diélectrique 440 V, bandeau en plastique, bleu, G3001CUV-BB	20	Pièce
7000108293	G31CUO	Casque 3M™, Uvicator, harnais standard, non-ventilé, diélectrique 440 V, bandeau en plastique, orange, G3001CUV-OR	20	Pièce
7000039717	G31CUR	Casque 3M™, Uvicator, harnais standard, non-ventilé, diélectrique 440 V, bandeau en plastique, rouge, G3001CUV-RD	20	Pièce
7000108291	G31CUG	Casque 3M™, Uvicator, harnais standard, non-ventilé, diélectrique 440 V, bandeau en plastique, vert, G3001CUV-GP	20	Pièce
7000108298	G30DUW	Casque 3M™, Uvicator, harnais standard, ventilé, bandeau en cuir, blanc, G3000DUV-VI	20	Pièce
7000108294	G30DUB	Casque 3M™, Uvicator, harnais standard, ventilé, bandeau en cuir, bleu, G3000DUV-BB	20	Pièce
7000108295	G30DUV	Casque 3M™, Uvicator, harnais standard, ventilé, bandeau en cuir, haute visibilité, G3000DUV-GB	20	Pièce
7000108288	G30DUY	Casque 3M™, Uvicator, harnais standard, ventilé, bandeau en cuir, jaune, G3000DUV-GU	20	Pièce
7000108287	G30DUO	Casque 3M™, Uvicator, harnais standard, ventilé, bandeau en cuir, orange, G3000DUV-OR	20	Pièce
7000108297	G30DUR	Casque 3M™, Uvicator, harnais standard, ventilé, bandeau en cuir, rouge, G3000DUV-RD	20	Pièce
7000108296	G30DUG	Casque 3M™, Uvicator, harnais standard, ventilé, bandeau en cuir, vert, G3000DUV-GP	20	Pièce
7000009698	G30CUW	Casque 3M™, Uvicator, harnais standard, ventilé, bandeau en plastique, blanc, G3000CUV-VI	20	Pièce
7000039713	G30CUB	Casque 3M™, Uvicator, harnais standard, ventilé, bandeau en plastique, bleu, G3000CUV-BB	20	Pièce
7000039714	G3000CUVGB	Casque 3M™, Uvicator, harnais standard, ventilé, bandeau en plastique, haute visibilité, G3000CUV-GB	20	Pièce
7100002023	G3000CUVGU	Casque 3M™, Uvicator, harnais standard, ventilé, bandeau en plastique, jaune, G3000CUV-GU	20	Pièce
7000039715	G30CUO	Casque 3M™, Uvicator, harnais standard, ventilé, bandeau en plastique, orange, G3000CUV-OR	20	Pièce
7000039716	G30CUR	Casque 3M™, Uvicator, harnais standard, ventilé, bandeau en plastique, rouge, G3000CUV-RD	20	Pièce

# Protection de la tête et du visage

Focus

## Casque 3M™ série G3000

Le casque de sécurité 3M™ série G3000 a été conçu en étroite collaboration avec des professionnels forestiers et industriels. Il est destiné aux environnements difficiles, avec des exigences très rigoureuses de protection efficace, d'excellente ventilation et de champ de vision maximal. Son design épuré a pour effet que les objets qui tombent dessus glissent facilement et ne le délogent pas de sa position. Son design doucement arrondi, sans arête ni protubérance, sa doublure très confortable et le réglage simple de son ajustement rendent le G3000 unique.



- Casque conçu pour une utilisation dans les environnements difficiles, avec une excellente ventilation et un large champ de vision
- Le disque à capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque a été surexposé à des rayonnements UV et qu'il est temps de le remplacer
- Le design légèrement arrondi réduit le risque d'accrochage des éléments du casque à des cordes ou à des branches

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000108289	G3000CUVGP	Casque 3M™, Uvicator, harnais standard, ventilé, bandeau en plastique, vert, G3000CUV-GP	1	Pièce
7100033247	G31MUWIS	Casque 3M™, Uvicator, à cliquet, non-ventilé, diélectrique 1 000 V, bandeau en cuir, blanc, G3001MUV1000V-VI	20	Pièce
7100033454	G31MUBIS	Casque 3M™, Uvicator, à cliquet, non-ventilé, diélectrique 1 000 V, bandeau en cuir, bleu, G3001MUV1000V-BB	20	Pièce
7100033456	G31MUYIS	Casque 3M™, Uvicator, à cliquet, non-ventilé, diélectrique 1 000 V, bandeau en cuir, jaune, G3001MUV1000V-GU	20	Pièce
7100083193	G31MUOIS	Casque 3M™, Uvicator, à cliquet, non-ventilé, diélectrique 1 000 V, bandeau en cuir, orange, G3001MUV100V-OR	20	Pièce
7100033455	G31MUGIS	Casque 3M™, Uvicator, à cliquet, non-ventilé, diélectrique 1 000 V, bandeau en cuir, vert, G3001MUV1000V-GP	20	Pièce
7000039722	G31NUW	Casque 3M™, Uvicator, à cliquet, non-ventilé, diélectrique 440 V, bandeau en plastique, blanc, G3001NUV-VI	20	Pièce
7000104052	G31NUB	Casque 3M™, Uvicator, à cliquet, non-ventilé, diélectrique 440 V, bandeau en plastique, bleu, G3001NUV-BB	20	Pièce
7000108317	G31NUY	Casque 3M™, Uvicator, à cliquet, non-ventilé, diélectrique 440 V, bandeau en plastique, jaune, G3001NUV-GU	20	Pièce
7000104055	G3001NUV-OR	Casque 3M™, Uvicator, à cliquet, non-ventilé, diélectrique 440 V, bandeau en plastique, orange, G3001NUV-OR	20	Pièce
7100001960	G30NUW	Casque 3M™, Uvicator, à cliquet, ventilé, bandeau en plastique, blanc, G3000NUV-VI	20	Pièce
7000039719	G30NUB	Casque 3M™, Uvicator, à cliquet, ventilé, bandeau en plastique, bleu, G3000NUV-BB	20	Pièce
7000108316	G30NUV	Casque 3M™, Uvicator, à cliquet, ventilé, bandeau en plastique, haute visibilité, G3000NUV-GB	20	Pièce
7000009701	G30NUY	Casque 3M™, Uvicator, à cliquet, ventilé, bandeau en plastique, jaune, G3000NUV-GU	20	Pièce
7100030107	G30NUS	Casque 3M™, Uvicator, à cliquet, ventilé, bandeau en plastique, noir, G3000NUV-SV	20	Pièce
7000039720	G30NUO	Casque 3M™, Uvicator, à cliquet, ventilé, bandeau en plastique, orange, G3000NUV-OR	20	Pièce
7000104051	G3000MUV	Casque 3M™, Uvicator, à cliquet, ventilé, bandeau en plastique, orange, G3000NUV-OR	20	Pièce
7000039721	G30NUR	Casque 3M™, Uvicator, à cliquet, ventilé, bandeau en plastique, rouge, G3000NUV-RD	20	Pièce
7000108315	G30NUG	Casque 3M™, Uvicator, à cliquet, ventilé, bandeau en plastique, vert, G3000NUV-GP	20	Pièce
7100103587	G30NWR	Casque 3M™, Uvicator, à cliquet, ventilé, réfléchissant, bandeau en plastique, blanc, G3000NUV-R-VI	20	Pièce

# Protection de la tête et du visage

## Focus

### Casque 3M™ série G3000

Le casque de sécurité 3M™ série G3000 a été conçu en étroite collaboration avec des professionnels forestiers et industriels. Il est destiné aux environnements difficiles, avec des exigences très rigoureuses de protection efficace, d'excellente ventilation et de champ de vision maximal. Son design épuré a pour effet que les objets qui tombent dessus glissent facilement et ne le délogent pas de sa position. Son design doucement arrondi, sans arête ni protubérance, sa doublure très confortable et le réglage simple de son ajustement rendent le G3000 unique.



- Casque conçu pour une utilisation dans les environnements difficiles, avec une excellente ventilation et un large champ de vision
- Le disque à capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque a été surexposé à des rayonnements UV et qu'il est temps de le remplacer
- Le design légèrement arrondi réduit le risque d'accrochage des éléments du casque à des cordes ou à des branches

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100104324	G30NUBR	Casque 3M™, Uvicator, à cliquet, ventilé, réfléchissant, bandeau en plastique, bleu, G3000NUV-R-BB	20	Pièce
7100104449	G30NUVR	Casque 3M™, Uvicator, à cliquet, ventilé, réfléchissant, bandeau en plastique, haute visibilité, G3000NUV-R-GB	20	Pièce
7100103396	G30NUYR	Casque 3M™, Uvicator, à cliquet, ventilé, réfléchissant, bandeau en plastique, jaune, G3000NUV-R-GU	20	Pièce
7100103562	G30NUBLAR	Casque 3M™, Uvicator, à cliquet, ventilé, réfléchissant, bandeau en plastique, noir, G3000NUV-R-SV	20	Pièce
7100103588	G30NUOR	Casque 3M™, Uvicator, à cliquet, ventilé, réfléchissant, bandeau en plastique, orange, G3000NUV-R-OR	20	Pièce
7100103558	G30NURR	Casque 3M™, Uvicator, à cliquet, ventilé, réfléchissant, bandeau en plastique, rouge, G3000NUV-R-RD	20	Pièce
7100103563	G30NUGR	Casque 3M™, Uvicator, à cliquet, ventilé, réfléchissant, bandeau en plastique, vert, G3000NUV-R-GP	20	Pièce



# Protection de la tête et du visage

Focus

## Casques de protection pour températures élevées 3M™ Série G3501



Températures extrêmes, étincelles, projections... C'est votre quotidien. Il s'agit d'un environnement de travail difficile. Le casque de sécurité pour températures extrêmes 3M™ série G3501 est conçu pour assurer un niveau de protection élevé pour les applications les plus extrêmes. Le casque est également une plateforme pour différents produits de protection auditive, oculaire et faciale développés pour résister aux environnements métallurgiques sans pour autant oublier la compatibilité, le confort ou la facilité d'utilisation. Disponible en six couleurs, avec un harnais de tête à cliquet ou à stries.

- Casque léger pour températures extrêmes compatible avec les protections oculaires, faciales et auditives 3M
- Bandeau en cuir pour un confort amélioré
- Harnais de tête pivotant à 180° pour une meilleure visibilité lorsque vous travaillez dans des espaces confinés

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100077171	G3501MB	Casque pour températures extrêmes 3M™, à cliquet, non-ventilé, 1000 V, bandeau en cuir, bleu, G3501M-BB	20	Pièce
7100077281	G3501MG	Casque pour températures extrêmes 3M™, à cliquet, non-ventilé, 1000 V, bandeau en cuir, vert, G3501M-GP, 20 pièces/boîte	20	Pièce
7100077208	G3501MW	Casque pour températures extrêmes 3M™, à cliquet, non-ventilé, diélectrique 1000 V, bandeau en cuir, blanc, G3501M-VI	20	Pièce
7100077280	G3501MY	Casque pour températures extrêmes 3M™, à cliquet, non-ventilé, diélectrique 1000 V, bandeau en cuir, jaune, G3501M-GU	20	Pièce
7100077212	G3501MO	Casque pour températures extrêmes 3M™, à cliquet, non-ventilé, diélectrique 1000 V, bandeau en cuir, orange, G3501M-OR	20	Pièce
7100077179	G3501MR	Casque pour températures extrêmes 3M™, à cliquet, non-ventilé, diélectrique 1000 V, bandeau en cuir, rouge, G3501M-RD	20	Pièce

## Casque 3M™ série H700

Les casques 3M™ série H700 constituent notre série de casques légers équipés de bandeaux en plastique et de serre-têtes ventilés pour un confort amélioré. Ils sont dotés d'une visière courte et d'un harnais de tête pivotant à 180° pour une meilleure visibilité. Ils sont disponibles avec un harnais de tête à cliquet ou à stries.



- Des casques de protection légers, solides et confortables
- Visière courte améliorant la visibilité vers le haut
- Harnais de tête pivotant à 180° pour une meilleure visibilité lorsque vous travaillez dans des espaces confinés

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000104208	H700NVW	Casque 3M™, à cliquet, ventilé, bandeau en plastique, blanc, H700N-VI	20	Pièce
7000104210	H700NVB	Casque 3M™, à cliquet, ventilé, bandeau en plastique, bleu, H700N-BB	20	Pièce
7000104209	H700NVG	Casque 3M™, à cliquet, ventilé, bandeau en plastique, jaune, H700N-GU	20	Pièce
7000104213	H700NVO	Casque 3M™, à cliquet, ventilé, bandeau en plastique, orange, H700N-OR	20	Pièce
7000104212	H700NVR	Casque 3M™, à cliquet, ventilé, bandeau en plastique, rouge, H700N-RD	20	Pièce
7000104211	H700N-GP	Casque 3M™, à cliquet, ventilé, bandeau en plastique, vert, H700N-GP	20	Pièce

# Protection de la tête et du visage

## Combinaison forestière 3M™ série H700

Le kit de combinaison forestière 3M™ est conçu pour la sylviculture et l'agriculture, mais peut s'adapter à n'importe quelle industrie. Ce kit combiné comprend des solutions de protection de la tête, du visage et de l'ouïe.



- La suspension se pose bas sur la tête pour un ajustement équilibré qui permet de réduire la pression et d'augmenter la sécurité
- La visière grillagée en métal assure la ventilation et la protection faciale
- Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ sont dotées de points de pivot des coques pour plus de confort et d'efficacité

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100096305	H700NOR51V4G	Combinaison forestière 3M™, casque orange H700, coquilles antibruit Optime I, visière grillagée en acier V4G, H700NOR51V4G	1	Pièce

## Coiffe combinée 3M™ série G500

La coiffe 3M™ série G500 est une solution polyvalente et confortable à utiliser comme un système de protection faciale autonome ou pour une protection combinée du visage et de l'audition.



- Ventilation pour plus de confort
- La conception intègre un support de câble pour les produits de communication PELTOR™
- Large gamme de visières et d'écrans faciaux disponibles pour de nombreuses applications industrielles

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000104156	G500-OR	Combinaison avec coiffe 3M™, forestier, orange, G500-OR	10	Pièce
7000103790	G5V5CH51OR	Combinaison avec coiffe 3M™, forestier, orange, G500V5CH510-OR	12	Pièce
7000038216	G500-GU	Combinaison industrielle avec coiffe 3M™, jaune, G500-GU	10	Pièce
7100029146	5V5F1H51GU	Combinaison industrielle avec coiffe 3M™, jaune, G500V5F1H51-GU	12	Pièce

# Protection de la tête et du visage

Focus

## Casquettes antiheurt 3M™ First Base™ 3

Les casquettes antiheurt 3M™ First Base™ 3 offrent une protection de la tête de norme EN812:A1. Elles sont disponibles dans une gamme de styles, avec une variété de longueurs de visière, de tissus et de couleurs. Ces casquettes antiheurt intègrent une coque en plastique ABS, conçue de manière ergonomique pour le confort.



- Protège l'utilisateur de tout contact léger avec des objets stationnaires
- Offre une protection contre les chocs de norme EN812:A1
- La coque brevetée assure une meilleure couverture pour une large gamme de tours de tête

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100217750	2021101	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 2021101, Extra, bleu marine, visière réduite, 55 mm	20	Pièce
7100217837	HC23HY/RP FB3 WIN	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 2021209, Hiver, Haute visibilité, jaune, visière réduite, 55 mm	20	Pièce
7100217838	HC23HO/RP FB3 WIN	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 2021218, Hiver, Haute visibilité, orange, visière réduite, 55 mm	20	Pièce
7100217844	HC24HY/RP FB3 CLA	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 2021866, Classic, haute visibilité, jaune, visière réduite, 55 mm	20	Pièce
7100232846	HC24HY/SP FB3 CLA	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 2021867, Classic, haute visibilité, jaune, visière standard, 70 mm	20	Pièce
7100217846	HC24HO/RP FB3 CLA	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 2021874, Classic, haute visibilité, orange, visière réduite, 55 mm	20	Pièce
7100217847	HC24HO/SP FB3 CLA	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 2021875, Classic, haute visibilité, orange, visière standard, 70 mm	20	Pièce
7100217852	HC24NB/MP FB3 CLA	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 2030037, Classic, bleu marine, visière micro, 25 mm	20	Pièce
7100217854	HC24NB/SP FB3 CLA	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 2030043, Classic, bleu marine, visière standard, 70 mm	20	Pièce
7100217856	HC24DG/MP FB3 CLA	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 2030595, Classic, vert foncé, visière micro, 25 mm	20	Pièce
7100217857	HC24DG/RP FB3 CLA	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 2030596, Classic, vert foncé, visière réduite, 55 mm	20	Pièce
7100217858	HC24R/SP FB3 CLA	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 2030597, Classic, rouge, visière standard, 70 mm	20	Pièce
7100217859	HC24RB/SP FB3 CLA	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 2030599, Classic, bleu roi, visière standard, 70 mm	20	Pièce
7100217861	HC24W/RP FB3 CLA	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 2030604, Classic, blanc, visière réduite, 55 mm	20	Pièce
7100217862	HC24GY/SP FB3 CLA	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 2030605, Classic, gris, visière standard, 70 mm	20	Pièce
7100217863	HC24GY/MP FB3 CLA	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 2030606, Classic, gris, visière micro, 25 mm	20	Pièce
7100217864	HC24GY/RP FB3 CLA	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 2030607, Classic, gris, visière réduite, 55 mm	20	Pièce
7100217865	HC24BLK/SP FB3 CLA	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 2030608, Classic, noir, visière standard, 70 mm	20	Pièce
7100217866	HC24BLK/MP FB3 CLA	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 2030609, Classic, noir, visière micro, 25 mm	20	Pièce
7100217867	HC24BLK/RP FB3 CLA	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 2030610, Classic, noir, visière réduite, 55 mm	20	Pièce
7100217868	HC24R/RP FB3 CLA	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 2030616, Classic, rouge, visière réduite, 55 mm	20	Pièce
7100217873	HC24NG/SP FB3 ELT	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 2031214, Elite, marine/gris, visière standard	20	Pièce
7100217874	HC24NG/MP FB3 ELT	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 2031215, Elite, marine/gris, visière micro, 25 mm	20	Pièce

# Protection de la tête et du visage

## Focus

### Casquettes antiheurt 3M™ First Base™ 3

Les casquettes antiheurt 3M™ First Base™ 3 offrent une protection de la tête de norme EN812:A1. Elles sont disponibles dans une gamme de styles, avec une variété de longueurs de visière, de tissus et de couleurs. Ces casquettes antiheurt intègrent une coque en plastique ABS, conçue de manière ergonomique pour le confort.



- Protège l'utilisateur de tout contact léger avec des objets stationnaires
- Offre une protection contre les chocs de norme EN812:A1
- La coque brevetée assure une meilleure couverture pour une large gamme de tours de tête

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100217875	HC24NG/RP FB3 ELT	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 2031216, Elite, marine/gris, visière réduite, 55 mm	20	Pièce
7100217876	HC24BG/SP FB3 ELT	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 2031217, Elite, noir/gris, visière standard, 70 mm	20	Pièce
7100217877	HC24BG/RP FB3 ELT	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 2031219, Elite, noir/gris, visière réduite, 55 mm	20	Pièce
7100217836	HC23NB/RP FB3 WIN	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ + 2021200, Hiver, bleu marine, visière réduite, 55 mm	20	Pièce
7100217850	HC24NB/RP FB3 CLA	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ + 2030031, Classic, bleu marine, visière réduite, 55 mm	20	Pièce
7100217860	HC24RB/RP FB3 CLA	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ + 2030601, Classic, bleu roi, visière réduite, 55 mm	20	Pièce

## Focus

### Casquettes antiheurt 3M™ First Base+™

Les casquettes anti-heurt 3M™ First Base+™ sont conçues pour fournir une protection limitée de la tête contre les chocs et les lacérations mineures de la tête causés par des objets fixes. Elles offrent une protection contre les chocs conforme à la norme EN812 grâce à leur conception de coque souple brevetée en plastique ABS durable.



- Offrent une protection contre les chocs conforme à la norme EN812
- Design profilé
- Coque souple en plastique ABS pouvant être retirée pour le nettoyage

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100206561	2014278	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ + 2014278, bleu marine, visière standard, 70 mm	20	Pièce
7100206582	2014280	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ + 2014280, bleu marine, visière réduite, 55 mm	20	Pièce
7100206586	2014282	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ + 2014282, noir, visière standard, 70 mm	20	Pièce
7100206562	2014284	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ + 2014284, noir, visière réduite, 55 mm	20	Pièce
7100206593	2014286	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ + 2014286, bleu roi, visière standard, 70 mm	20	Pièce
7100208068	2014288	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ + 2014288, bleu roi, visière réduite, 55 mm	20	Pièce
7100206560	2014298	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ + 2014298, gris, visière standard, 70 mm	20	Pièce
7100206559	2014300	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ + 2014300, gris, visière réduite, 55 mm	20	Pièce
7100206581	2018529	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ + 2018529, bleu marine, visière micro, 25 mm	20	Pièce
7100207096	2018550	Casquette antiheurt 3M™ First Base™ + 2018550, gris, visière micro, 25 mm	20	Pièce

# Protection de la tête et du visage

## Visières

### Visières courtes 3M™ SecureFit™ pour casques de sécurité de la série X5

Les écrans faciaux 3M™ série X5 SV sont une gamme d'écrans faciaux courts en polycarbonate, certifiés EN 166:2001, et conçus pour protéger contre l'impact des particules haute vitesse et d'autres dangers industriels ou forestiers. Ces écrans faciaux courts sont conçus pour s'adapter aux casques 3M™ SecureFit™ X5000 et X5500



- Moulé en polycarbonate pour protéger contre les impacts dans un large éventail d'applications
- Doté d'un revêtement antibuée et antirayure
- Disponible en transparent, gris et orange

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100176972	X5-SV02-CE	Visière courte 3M™ SecureFit™ pour casque de sécurité de série X, X5000 and X5500, polycarbonate gris antibuée antirayure, X5-SV02-CE	10	Pièce
7100176968	X5-SV03-CE	Visière courte 3M™ SecureFit™ pour casque de sécurité de série X, X5000 and X5500, polycarbonate orange antibuée antirayure, X5-SV03-CE	10	Pièce
7100176840	X5-SV01-CE	Visière courte 3M™ SecureFit™ pour casque de sécurité de série X, X5000 and X5500, polycarbonate transparent antibuée antirayure, X5-SV01-CE	10	Pièce

### Écrans faciaux 3M™ série 5

Les écrans faciaux 3M™ série 5 sont une gamme d'écrans faciaux en polycarbonate, acétate et maille, certifiés EN 166:2001 et EN 1731:2006 ; ils sont conçus pour protéger contre l'impact des particules haute vitesse et d'autres dangers industriels ou forestiers. Ces écrans faciaux sont conçus pour s'adapter aux casques de sécurité 3M™ SecureFit™ X5000, X5500 et G3000, ainsi qu'à la coiffe G500



- Les écrans faciaux transparents en polycarbonate et acétate 3M™ série 5, certifiés EN 166:2001, protègent contre les particules haute vitesse, les éclaboussures de liquide et les éclaboussures de métal en fusion
- Les visières grillagées 3M™ série 5 certifiées EN 1731:2006 protègent contre les copeaux de bois et les brindilles volants
- Les écrans faciaux transparents 3M™ série 5 protègent contre les UV, le rayonnement IR (chaleur) et/ou la lumière visible intense

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000103788	1600296	5E-11 Visière transparente en polycarbonate vert IR 5.0 immense résistance aux chocs épaisseur : 1,5mm, poids : 138g disponible séparément : Support V5 pour casques 3M	10	Pièce
7100029680	5F-11	5F-11 Visière transparente en polycarbonate transparent immense résistance aux chocs épaisseur : 1,5mm, poids : 138g disponible séparément : Support V5 pour casques 3M	10	Pièce
7100212096	5A-CP	Écran facial 3M™ série 5, acétate transparent avec protection du menton, 5A-CP	10	Pièce
7000103793	5J-1	Écran facial 3M™ série 5, maille, acier inoxydable décapé, noir, 5J-1	10	Pièce
7000103792	5C-1	Écran facial 3M™ série 5, maille, acier inoxydable, noir, 5C	10	Pièce
7000103791	5B	Écran facial 3M™ série 5, maille, polyamide, noir, 5B	10	Pièce

# Protection de la tête et du visage

## Écrans faciaux 3M™ de la série WP

Les écrans faciaux 3M™ de la série WP sont une gamme d'écrans faciaux en polycarbonate et acétate, certifiés EN 166:2001 et conçus pour protéger contre l'impact des particules haute vitesse et d'autres dangers industriels. Ces écrans faciaux sont conçus pour s'adapter aux casques de sécurité SecureFit™ X5000 et X5500 et aux coiffes H8 3M™



- Les écrans faciaux en polycarbonate et acétate de la série 3M™ WP, certifiés EN 166:2001, protègent contre les particules haute vitesse, les éclaboussures de liquide et les éclaboussures de métal en fusion
- Les écrans faciaux de la série 3M™ WP protègent contre les UV
- Les écrans faciaux transparents de la série 3M™ WP sont des écrans de classe optique 1, à face incurvée et plate en polycarbonate ou en acétate ; ils protègent contre les particules haute vitesse d'énergie moyenne (120 m/s, catégorie B) ou de faible énergie (45 m/s, grade F)

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000089416	WP98	Écran facial 3M™ série WP, acétate, transparent, WP98	10	Pièce
7100016704	WP96	Écran facial 3M™ série WP, polycarbonate, transparent, WP96	10	Pièce

## Accessoires pour la protection de la tête

### Jugulaires pour casque de sécurité 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100175589	X5-P4PTCS2	Jugulaire 4 points haut de gamme pour casque de sécurité 3M™ avec boucle magnétique et sélecteur pour casque de sécurité SecureFit™ X5000, X5-P4PTCS2	10	Pièce
7000108175	GH4	Jugulaire pour casque de sécurité 3M™ pour casque de sécurité série G3000, 3 points, GH4	10	Pièce
7100148985	GH1	Jugulaire pour casque de sécurité 3M™ pour casque de sécurité série G3000, G22, 2 points, GH1	1	Pièce
7100011265	GH7	Jugulaire pour casque de sécurité 3M™ pour casque de sécurité série H700, 2 points, GH7	100	Pièce
7100175587	X5-S4PTCS2	Jugulaire standard 4 points pour casque de sécurité 3M™ avec boucle et sélecteur pour casque de sécurité SecureFit™ X 5000, X5-S4PTCS2	10	Pièce

### Sangles de harnais de tête de rechange pour casque de sécurité 3M™ SecureFit™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100180681	X5-6PTSTRAP	Sangle de harnais de tête à 6 points de rechange pour casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5-6PTSTRAP	10	Pièce

### Systèmes de harnais de tête de rechange pour casque de sécurité 3M™ SecureFit™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100180682	X5-4PTSUS	Système de harnais de tête à 4 points de rechange pour casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5500, X5-4PTSUS	10	Pièce
7100180703	X5-6PTSUS	Système de harnais de tête à 6 points de rechange pour casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5000, X5-6PTSUS	10	Pièce

# Protection de la tête et du visage

## Kits d'autocollants rétro réfléchissants standards 3M™ X5-REFKIT pour casque de sécurité SecureFit™ X5

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100175590	X5-REFKIT	Kit d'autocollants rétro réfléchissants pour casque de sécurité 3M™ SecureFit™, X5-REFKIT	10	Pièce

## Kits d'attache pour écran facial 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100049480	V522	Kit d'attache d'écran facial 3M™ pour coiffe G500, V522	40	Pièce

## Kit combiné pour coiffe 3M™ H8

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000146481	H8WP96	Kit combiné 3M™ Coiffe H8 et écran facial WP96	10	Pièce

## Support de lampe 3M™ X5

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100232855	X5-LAMPHLDR	Support de lampe 3M™ X5 pour casques de sécurité industriels	10	Pièce

## Protections 3M™ contre la chaleur et les projections

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100256707	X5-UVSHVYLW	Couvre-cou anti-éclaboussures, haute température et UV 3M™, jaune X5-UVSHVYLW	20	Pièce
7100082484	NC1-AL	NC1-AL Protection de la nuque, aluminium	1	Pièce
7100140750	NC2-AL	NC2-AL Protection de la nuque, aluminium, taille L	1	Sac

# Protection de la tête et du visage

## Bandeaux de rechange 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100080254	167600	Bandeau antitranspirant 3M™ Speedglas™, tissu éponge, 167600	1	Caisse
7100241118	X5-SWBD02	Bandeau de rechange 3M™ pour casque de sécurité SecureFit™, noir, X5-SWBD02	200	Pièce
7100180680	X5-SWBD01	Bandeau de rechange 3M™ pour casque de sécurité SecureFit™, noir/gris, X5-BWPD01	10	Pièce
7100247316	TCS2	Bandeau de rechange 3M™ pour casque, tissu éponge, noir, TCS2	20	Pièce
7000108029	HYG30	HYG3 Bande de sudation synthétique	10	Pièce
7000108030	HYG4	HYG4 Bande de sudation cuir	10	Pièce

## Coiffe 3M™ Série H8

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000144936	H8	Coiffe 3M™ série H8, fermeture à cliquet, 82501-00000CP	10	Pièce

## Lunettes de sécurité intégrées au casque de sécurité 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100092586	V9G	Lunettes de sécurité intégrées au casque de sécurité 3M™, verre gris, V9G	20	Pièce
7100092588	V9A	Lunettes de sécurité intégrées au casque de sécurité 3M™, verre jaune, V9A	20	Pièce
7100092589	V9C	Lunettes de sécurité intégrées au casque de sécurité 3M™, verre transparent, V9C	20	Pièce

## Écrans anti-pluie pour le cou 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000107783	GR1C	GR1C Protection de la nuque orange, Fixation extérieure sur la protection auditive	20	Pièce
7000107956	GR3C	GR3C Protection de la nuque orange, fixation sur l'équipement intérieur	1	Pièce

## Fixation pour visière avec attaches 3M™ PELTOR™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100246136	P3E-ADAPTER	Fixation pour visière avec attaches 3M™ PELTOR™	20	Paire





# Protection oculaire

## Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™



**Votre sécurité grâce  
à la Science 3M.**

**Performance. Style. Comfort.**

Il est important de protéger votre vision sur le lieu de travail. Mais cela ne signifie pas forcément qu'il faille sacrifier le style ou le confort. Procurez-vous des lunettes performantes et qui se montrent à la hauteur. Caractérisées par un ajustement confortable et un profil élancé conçu pour fonctionner avec d'autres équipements de protection individuelle, les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ contribuent à votre sécurité et à votre confort au travail.

**3m.fr/SecureFit**



Contactez votre représentant commercial 3M pour demander des échantillons d'essai de lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ et ressentez la différence dès que vous les mettez. Jugez-en par vous-même.

# Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™





## Choisissez votre style et votre ajustement



Caractéristiques	100 Série	200 Série	400 Série	400X Série	500 Série	600 Série	3700 Série
Technologie 3M™ de branches à diffusion de pression (PDT)	•	•	•	•	•	•	•
Revêtement antibuée et antirayure 3M™ Scotchgard™		•	•	•	•	•	•
Extrémités de branche souples			•	•			
Revêtement renforcé antirayure ou antirayure+ (K)				•	•	•	•
Arête nasale souple			•	•		•	•
Protection frontale				•			•
Joint mousse amovible		•	•		•	•	
Conception à double oculaire						•	
Lunettes de lecture			•				
Oculaire (miroité) intérieur/extérieur	•		•	•	•	•	
Oculaire orange					•	•	•
Oculaire marron contre le rayonnement solaire			•				
Oculaire marron clair					•		
Oculaire IR			•	•	•		
Oculaire miroité contre le rayonnement solaire			•		•		
Oculaire rouge vermillon				•			
Oculaire polarisé						•	
Protection contre les UV jusqu'à 400 nm					•		

# Lunettes-masques de sécurité

## Caractéristiques

LUNETTES-MASQUES DE SÉCURITÉ								
	Série 4700	Série 4800	GoggleGear™ 500	Série 2890	GoggleGear™ 6000	Fahrenheit™	Kits Solus™ 1000 TPE	
								
Propriétés de protection	Protection anti-impact	B	B	BT	BT: 2890, 2890S, 2891, 2891S FT: 2890A, 2890SA BT: 2890S B: 2895S	BT	BT: 71360-00011, 00012, 00014 F: 71360-00013, 00015, 00017	BT
	3 Éclaboussure		●	●	●	●	●	S1201SGAF-TSKT S1101NSGAF-TSKT
	4 Grosses particules de poussière			●	●	●	●	S1201SGAF-TSKT S1101NSGAF-TSKT
	5 Gaz et fines particules				2890SA, 2895S, 2891S			
	9 Métal en fusion et solides chauds				2891, 2891S		71360-00013, 00015, 00017	
	K Résistance aux dégâts de surface par de fines particules			●	2890, 2890S, 2895S, 2891, 2891S	●		●
	N Protection anti buée			●	●	●		●
Design	Surlunettes			●	●	●		
	Sangle en nylon élastique	●	●	●	●	●	●	●
	Sangle en néoprène			GG501N SGAF		GG6001N SGAF	71360-00015	S1101NSGAF-TSKT
	Ventilation direct	●						
	Ventilation indirect			●	2890, 2890A, 2891	●	71360-00011; 00012; 00013; 00014	●
	Étanche				2890S, 2890SA, 2895S, 2891S		71360-00015, 00017	
Poids (approx.)	66g	66g	50g	86g-99g	82g	128g	44g	
Accessoire	Insert de prescription		●					●
	Objectif remplaçable				2890A, 2890SA			
Couleur d'optique	Incolore UV Filtre 2-1.2 Fin de référence 01	●	●	●	2890, 2890A, 2890S, 2890SA, 2891, 2891S	●	●	●
	Gris foncé Filtre 3.1 Fin de référence 02			●		●		●
	Ambre UV Filtre 2-1.2 Fin de référence 03							●
	Intérieur/extérieur							●
	IR5			●	2895S			
	Revêtement protecteur antibuée 3M™ Scotchgard™ (K&N)			●	2891, 2891S	●		●
Revêtement	Antirayure/antibuée		4800AF		2890, 2890A, 2890S, 2890SA, 2895S		71360-00011, 00013, 00014, 00015, 00017	
	Antirayure						71360-00012	

# Protection oculaire

## Lunettes de sécurité

### Focus

### Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 100

Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 100 au profil élégant et sportif sont dotées de branches brevetées s'ajustant automatiquement, quelle que soit la taille de la tête pour un confort optimal tout en élégance pendant une période prolongée.



- Gamme de lunettes de sécurité robustes et économiques 3M™ SecureFit™
- La conception innovante de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes SecureFit™ de 3M comporte des nervures à fentes qui assurent une égalisation confortable de la pression. Les branches fléchissent et s'adaptent automatiquement à la taille de la tête du porteur
- Conception fine et enveloppante, plus adaptée aux petits visages

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100244047	SF101AS-BLU	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 100, monture bleue, antirayure, optique transparente, SF101AS-BLU-EU	20	Pièce
7100244061	SF107AF-BLU	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 100, monture bleue, antirayure/antibuée, optique gris clair intérieur/extérieur, SF107AF-BLU-EU	20	Pièce
7100244048	SF102AF-BLU	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 100, monture bleue, antirayure/antibuée, optique grise, SF102AF-BLU-EU	20	Pièce
7100243969	SF103AF-BLU	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 100, monture bleue, antirayure/antibuée, optique jaune, SF103AF-BLU-EU	20	Pièce
7100244064	SF101AF-BLU	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 100, monture bleue, antirayure/antibuée, optique transparente, SF101AF-BLU-EU	20	Pièce
7100244060	SF101AF-BLK	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 100, monture noire, antirayure /antibuée, optique transparente, SF101AF-BLK-EU, 5 paquets	100	Pièce
7100244046	SF101AS-BLK	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 100, monture noire, antirayure, optique transparente, SF101AS-BLK-EU, 5 paquets	100	Pièce

### Focus

### Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 200

Les lunettes 3M™ SecureFit™ série 200 sont des lunettes de sécurité légères dotées de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™. Nos lunettes présentent un design enveloppant qui est sûr et confortable. Elles sont disponibles dans différentes teintes de verres.



- Gamme de lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ légères et économiques (18 grammes)
- La conception innovante de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes SecureFit™ de 3M comporte des nervures à fentes, qui assurent une égalisation confortable de la pression. Les branches fléchissent et s'adaptent automatiquement à la taille de la tête du porteur
- Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures (disponible sur certains modèles)

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100112180	SF201AS	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 200, antirayure, optique transparente, SF201AS-EU	20	Pièce
7100185279	SF201SGAF-BLU	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 200, monture bleue, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, SF201SGAF-BLU-EU	20	Pièce

# Protection oculaire

Focus

## Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 400

Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 400 présentent une conception légère, avec une optique en polycarbonate sans monture, la technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™, de larges branches flexibles et des ponts nasals réglables et souples.



- Gamme de lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ confortables, réglage souple au niveau du nez et extrémités de branches souples, pour améliorer le confort et l'ajustement
- La conception innovante de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes SecureFit™ de 3M comporte des nervures à fentes, qui assurent une égalisation confortable de la pression. Les branches fléchissent et s'adaptent automatiquement à la taille de la tête du porteur.
- Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures (disponible sur certains modèles)

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100148073	SF401SGAF-BLU-F	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture bleue/grise, mousse, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, SF401SGAF-BLU-F-EU	20	Pièce
7100148072	SF407SGAF-BLU	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture bleue/grise, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique grise intérieur/extérieur, SF407SGAF-BLU-EU	20	Pièce
7100148052	SF402SGAF-BLU	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture bleue/grise, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique grise, SF402SGAF-BLU-EU	20	Pièce
7100078987	SF402AF	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture noire/verte, antirayure / antibuée, optique grise, SF402AS/AF-EU	20	Pièce
7100078986	SF403AF	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture noire/verte, antirayure / antibuée, optique jaune, SF403AS/AF-EU, 20/boîte	20	Pièce
7100078989	SF401AF	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture noire/verte, antirayure / antibuée, optique transparente, SF401AS/AF-EU	20	Pièce
7100078880	SF408AS	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture noire/verte, antirayure, optique bleu miroir, SF408AS-EU, 20/boîte	20	Pièce
7100078988	SF410AS	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture noire/verte, antirayure, optique miroir intérieur/extérieur, SF410AS-EU, 20/boîte	20	Pièce
7100148026	SF401SGAF-RED	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture rouge/grise, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, SF401SGAF-RED-EU	20	Pièce
7100148074	SF401SGAF-BLU	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture bleue/grise, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, SF401SGAF-BLU-EU, 20/boîte	20	Pièce
7100148081	SF403SGAF-YEL	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture jaune/noire, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique jaune, SF403SGAF-YEL-EU	20	Pièce
7100148082	SF405SGAF-BLA	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture noire/marron, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique marron, SF405SGAF-BLA-EU, 20/boîte	20	Pièce
7100148075	SF406SGAF-BLA	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture noire/marron, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique orange, SF406SGAF-BLA-EU	20	Pièce

QMC = Quantité Minimum de Commande, UV = Unité de Vente

# Protection oculaire

## Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 400X

Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ de la série 400X présentent une conception légère avec une lentille en polycarbonate sans monture, la technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™, de larges branches flexibles, pont nasal souple et joint contour des yeux, pour une protection supplémentaire contre les particules volantes.



- Gamme de lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ confortables avec extrémités de branches souples, protège-front et arête nasale intégrée, pour une couverture supérieure supplémentaire et un ajustement confortable
- La conception innovante de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes SecureFit™ de 3M comporte des nervures à fentes qui assurent une égalisation confortable de la pression. Les branches fléchissent et s'adaptent automatiquement à la taille de la tête du porteur.
- Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures (disponible sur certains modèles)

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100185278	SF402XSGAF-BLU	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400X monture bleue/grise, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique grise, SF402XSGAF-BLU-EU	20	Pièce
7100185109	SF422XSGAF-BLK	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400X monture noire/noire, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique vermillon, SF422XSGAF-BLK-EU	20	Pièce
7100185289	SF407XSGAF-BLU	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400X, monture bleue/grise, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique gris clair intérieur/extérieur, SF407XSGAF-BLU-EU	20	Pièce
7100185269	SF401XSGAF-BLU	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400X, monture bleue/grise, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, SF401XSGAF-BLU-EU	20	Pièce
7100185291	SF403XSGAF-YEL	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400X, monture jaune/noire, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique jaune, SF403XSGAF-YEL-EU	20	Pièce
7100185292	SF416XAS-BLK	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400X, monture noire/noire, antirayure, optique miroir orange, SF416XAS-BLK-EU	20	Pièce
7100185268	SF401XSGAF-GRN	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400X, monture verte/transparente, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, SF401XSGAF-GRN-EU	20	Pièce

## Lunettes de sécurité et de lecture 3M™ SecureFit™ 400

Les lunettes de sécurité et de lecture 3M™ SecureFit™ série 400 présentent une conception légère, avec une lentille en polycarbonate sans monture, la technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™, de larges branches flexibles et des ponts nasals réglables et souples, et une partie supplémentaire pour la lecture.



- Lunettes de sécurité avec une pièce de dioptrie de lecture supplémentaire au bas de l'optique, destinée à grossir les détails
- La conception innovante de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes SecureFit™ de 3M comporte des nervures à fentes, qui assurent une égalisation confortable de la pression. Les branches fléchissent et s'adaptent automatiquement à la taille de la tête du porteur
- La conception enveloppante donne au porteur un champ de vision élargi

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100114612	SF415AF	Lunettes de sécurité et de lecture 3M™ SecureFit™ 400, monture noire/verte, antirayure / antibuée, optique transparente +1,5, SF415AS/AF-EU, 20/boîte	20	Pièce
7100114948	SF420AF	Lunettes de sécurité et de lecture 3M™ SecureFit™ 400, monture noire/verte, antirayure / antibuée, optique transparente +2,0, SF420AS/AF-EU, 20/boîte	20	Pièce
7100114613	SF425AF	Lunettes de sécurité et de lecture 3M™ SecureFit™ 400, monture noire/verte, antirayure / antibuée, optique transparente +2,5, SF425AS/AF-EU, 20/boîte	20	Pièce

# Protection oculaire

Focus

## Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 500

Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 500 présentent une forme de verre stylisée, avec des branches qui s'ajustent automatiquement, pour offrir un ajustement sûr et confortable.



- Gamme de lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ élégantes et compatibles avec branches réglables, pour ajuster l'optique aux traits du visage et à la position des lunettes, conçues pour aider à améliorer le positionnement lorsqu'elles sont portées avec des masques
- La conception innovante de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes SecureFit™ de 3M comporte des nervures à fentes, qui assurent une égalisation confortable de la pression. Les branches fléchissent et s'adaptent automatiquement à la taille de la tête du porteur
- Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures (disponible sur certains modèles)

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100243964	SF501SGAF-BLK-FM	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 500, monture noire, mousse, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, SF501SGAF-BLK-FM-EU	20	Pièce
7100244201	SF502SGAF-BLK	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 500, monture noire, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique grise, SF502SGAF-BLK-EU	20	Pièce
7100243934	SF501SGAF-RED	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 500, monture transparente et rouge, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, SF501SGAF-RED-EU	20	Pièce
7100244062	SF528SGAF-DGR	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 500, monture vert foncé, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique marron clair, SF528SGAF-DGR-EU	20	Pièce
7100243979	SF501ASP-BLK	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 500, monture noire, antirayure + (K), optique transparente, SF501ASP-BLK-EU	20	Pièce
7100243963	SF509AF-BLK	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 500, monture noire, antirayure/antibuée, optique miroir argentée, SF509AF-BLK	20	Pièce
7100244045	SF501AF-BLK	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 500, monture noire, antirayure/antibuée, optique transparente, SF501AF-BLK-EU	20	Pièce
7100243995	SF507SGAF-BLK	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 500, monture noire, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique gris clair intérieur/extérieur, SF507SGAF-BLK-EU	20	Pièce
7100243980	SF503SGAF-BLK	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 500, monture noire, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique jaune, SF503SGAF-BLK-EU	20	Pièce
7100243142	SF501SGAF-BLK	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 500, monture noire, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, SF501SGAF-BLK-EU	20	Pièce
7100244022	SF505SGAF-DGR	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 500, monture vert foncé, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique marron, SF505SGAF-DGR-EU	20	Pièce
7100243971	SF501SGAF-GRN	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 500, monture verte, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, SF501SGAF-GRN-EU	20	Pièce
7100243978	SF550ASP-GRN	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 500, monture verte/noire, antirayure + (K), optique grise IR 5.0, SF550ASP-GRN-EU	20	Pièce
7100243977	SF517ASP-GRN	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 500, monture verte/noire, antirayure+ (K), optique grise IR 1.7, SF517ASP-GRN-EU	20	Pièce
7100243989	SF530ASP-GRN	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 500, monture verte/noire, antirayure+ (K), optique grise IR 3.0, SF530ASP-GRN-EU	20	Pièce

QMC = Quantité Minimum de Commande, UV = Unité de Vente



# Protection oculaire

Focus

## Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 600

Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ de la série 600 sont des lunettes à demi-cerclées dotées de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™ et de branches de longueur fixe sur les oreilles.



- Gamme de lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ semi-cerclées robustes avec double verre, offrant des performances optiques optimales
- La conception innovante de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes SecureFit™ de 3M comporte des nervures à fentes, qui assurent une égalisation confortable de la pression. Les branches fléchissent et s'adaptent automatiquement à la taille de la tête du porteur
- Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures (disponible sur certains modèles)

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100112718	SF610AS	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 600, monture grise, antirayure, optique miroir intérieur/extérieur, SF610AS-EU, 20/boîte	20	Pièce
7100112713	SF611AS	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 600, monture grise, antirayure, optique polarisée grise, SF611AS-EU, 20/boîte	20	Pièce
7100112721	SF617AS	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 600, monture grise, antirayure, teinte d'optiques de soudage 1,7, SF617AS-EU, 20/boîte	20	Pièce
7100112724	SF630AS	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 600, monture grise, antirayure, teinte d'optiques de soudage 3.0, SF630AS-EU, 20/boîte	20	Pièce
7100112715	SF650AS	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 600, monture grise, antirayure, teinte d'optiques de soudage 5.0, SF650AS-EU, 20/boîte	20	Pièce
7100134761	SF601SGAFFI	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 600, monture grise, mousse, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, SF601SGAF/FI-EU	1	Pièce
7100112716	SF602SGAF	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 600, monture grise, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique grise, SF602SGAF-EU, 20/boîte	20	Pièce
7100112712	SF603SGAF	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 600, monture grise, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique jaune, SF603SGAF-EU, 20/boîte	20	Pièce
7100112717	SF601SGAF	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 600, monture grise, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, SF601SGAF-EU	20	Pièce

# Protection oculaire

## Focus

### Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ série 1000

Les lunettes de sécurité 3M™ Solus™ de la série 1000 sont dotées d'une optique en polycarbonate solide dans une monture mince et élégante. Nos lunettes de sécurité sont dotées d'un revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ et peuvent être configurées de différentes manières, grâce aux options de bandeau et de joint. Elles sont disponibles dans différentes teintes de verres.



- Gamme de lunettes de sécurité sportives et discrètes 3M™ Solus™ qui peuvent être facilement remplacées par un serre-tête et/ou des joints, pour s'adapter à l'application
- Pont nasal et extrémité des branches souples, pour un ajustement et un style améliorés
- Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100243970	S1101NSGAF-TSKT	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™1000, monture bleue/noire, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, joint en TPE et sangle en néoprène, S1101NSGAF-TSKT-EU	20	Pièce
7100080184	S1101SGAFKT	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™1000, monture bleue/noire, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, joint mousse et sangle, S1101SGAFKT-EU	20	Pièce
7100244066	S1201SGAF-TSKT	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™1000, monture verte/noire, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, joint en TPE et sangle, S1201SGAF-TSKT-EU	20	Pièce
7100078881	S1201SGAFKT	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™1000, monture verte/noire, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, joint mousse et sangle, S1201SGAFKT-EU	20	Pièce
7100080185	S1102SGAF	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 1000 monture bleue/noire, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique grise, S1102SGAF-EU	20	Pièce
7100078883	S1202SGAF	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 1000 monture verte/noire, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique grise, S1202SGAF-EU	20	Pièce
7100080187	S1103SGAF	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 1000, monture bleue/noire, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique jaune, S1103SGAF-EU	1	Pièce
7100080258	S1101SGAF	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 1000, monture bleue/noire, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, S1101SGAF-EU	20	Pièce
7100244049	S1107SGAF	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 1000, monture bleue/noire, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optiques gris clair intérieur/extérieur, S1107SGAF-EU	20	Pièce
7100080186	S1203SGAF	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 1000, monture verte/noire, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique jaune, S1203SGAF-EU	20	Pièce
7100078882	S1201SGAF	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 1000, monture verte/noire, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, S1201SGAF-EU	20	Pièce
7100244063	S1207SGAF	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 1000, monture verte/noire, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optiques gris clair intérieur/extérieur, S1207SGAF-EU	20	Pièce

# Protection oculaire

## Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ série 2000

Les lunettes de sécurité 3M™ Solus™ série 2000 sont nos lunettes de sécurité élégantes, dotées de branches avec un cliquet réglable, pour un ajustement personnalisé. L'optique en polycarbonate est disponible avec les revêtements antibuée et antirayures pour une durabilité optimale et une meilleure vision. Disponible dans une gamme de couleurs de branches et de types d'optiques.



- Gamme de lunettes de sécurité 3M™ Solus™ élégantes et discrètes avec branches à cliquet réglables, pour ajuster l'optique aux traits du visage et à la position des lunettes
- Pont nasal et extrémité des branches semi-souples, pour un meilleur ajustement et un plus grand confort
- Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures (disponible sur certains modèles)

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100208382	S2001AF-BLU	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 2000, S2001AF-BLU, branches bleu/gris, optique antibuée/antirayure transparente	20	Pièce
7100208825	S2001ASP-BLU	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 2000, S2001ASP-BLU, branches bleues/grises, optique antirayure+ transparente	20	Pièce
7100208751	S2001SGAF-BGR	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 2000, S2001SGAF-BGR, branches grises/bleu-vert, revêtement antibuée Scotchgard™, optique AF-AS transparente	20	Pièce
7100208820	S2001SGAF-BGR-F	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 2000, S2001SGAF-BGR-F, branches grises/bleu-vert, revêtement antibuée Scotchgard™, optique AF-AS transparente, Joint d'étanchéité	20	Pièce
7100208817	S2001SGAF-RED	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 2000, S2001SGAF-RED, branches grises/rouges, revêtement antibuée Scotchgard™, optique AF-AS transparente	20	Pièce
7100208793	S2002SGAF-BGR	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 2000, S2002SGAF-BGR, branches grises/bleu-vert, revêtement antibuée Scotchgard™, optique AF-AS grise	20	Pièce
7100209600	S2002SGAF-RED	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 2000, S2002SGAF-RED, branches grises/rouges, revêtement antibuée Scotchgard™, optique AF-AS grise	20	Pièce
7100208818	S2003SGAF-BGR	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 2000, S2003SGAF-BGR, branches grises/bleu-vert, revêtement antibuée Scotchgard™, optique AF-AS jaune	20	Pièce
7100208819	S2005SGAF-BGR	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 2000, S2005SGAF-BGR, branches grises/bleu-vert, revêtement antibuée Scotchgard™, optique AF-AS marron	20	Pièce
7100208815	S2007SGAF-BGR	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 2000, S2007SGAF-BGR, branches grises/bleu-vert, revêtement antibuée Scotchgard™, optique AF-AS grise intérieur/extérieur	20	Pièce
7100208826	S2024AS-RED	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 2000, S2024AS-RED, branches rouge/gris, optique miroir rouge antirayure	20	Pièce
7100218150	S2017ASP-BLK	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 2000, monture noire/verte, antirayure + (K), optique grise IR 1.7, S2017ASP-BLK	20	Pièce
7100218153	S2030ASP-BLK	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 2000, monture noire/verte, antirayure + (K), optique grise IR 3.0, S2030ASP-BLK	20	Pièce
7100220423	S2050ASP-BLK	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 2000, monture noire/verte, antirayure + (K), optique grise IR 5.0, S2050ASP-BLK	20	Pièce

# Protection oculaire

## Lunettes de sécurité et de lecture 3M™ Solus™ série 2000

Les lunettes de sécurité et de lecture 3M™ Solus™ série 2000 sont nos lunettes de sécurité élégantes, dotées de branches avec un cliquet réglable pour un ajustement personnalisé, et différentes options de lecture.



- Gamme de lunettes de sécurité et de lecture 3M™ Solus™ élégantes et discrètes avec branches à cliquet réglables, pour ajuster la lentille aux traits du visage et à la position des lunettes
- Disponible dans une gamme de dioptries : +1.5, +2.0 ou +2.5
- Pont nasal et extrémité des branches semi-souples pour un meilleur ajustement et un plus grand confort

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100218306	S2015AF-BLU	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 2000, branches bleu/gris, antibuée/antirayure, optique transparente Lecture +1.5, S2015AF-BLU	20	Pièce
7100218163	S2020AF-BLU	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 2000, branches bleu/gris, antibuée/antirayure, optique transparente Lecture +2.0, S2020AF-BLU	20	Pièce
7100218151	S2025AF-BLU	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 2000, branches bleu/gris, antibuée/antirayure, optique transparente Lecture +2.5, S2025AF-BLU	20	Pièce

## Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ CCS

Les lunettes de sécurité 3M™ Solus™ CCS sont nos lunettes de sécurité sans monture dotées de branches citron vert, avec un système de contrôle du cordon (CCS) pour fixer les bouchons d'oreille. L'optique en polycarbonate est dotée du revêtement antibuée et antirayure Scotchgard™ de chaque côté, pour une durabilité optimale et une meilleure vision. Disponible dans une large gamme de types d'optique.



- Gamme de lunettes de sécurité modernes 3M™ Solus™, avec système de contrôle du cordon (CCS) maintenant les lunettes et les bouchons d'oreilles filaires attachés et prêts à l'emploi
- Conçues pour les travailleurs qui mettent et enlèvent leurs lunettes fréquemment tout au long de la journée.
- Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures (disponible sur certains modèles)

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000043086	TORACCS	Lunettes de sécurité 3M™ CCS, antirayure / antibuée, optique transparente, 71511-00000	1	Pièce
7100216261	SCCS01SGAF-GRN-F	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ CCS, branches citron vert, joint mousse, revêtement antibuée / antirayure (K&N) Scotchgard™, optique transparente, SCCS01SGAF-GRN-F-EU	20	Pièce
7100216595	SCCS07SGAF-GRN	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ CCS, branches citron vert, revêtement antibuée / antirayure (K&N) Scotchgard™, optique grise intérieur/extérieur, SCCS07SGAF-GRN-EU	20	Pièce
7100216621	SCCS02SGAF-GRN	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ CCS, branches citron vert, revêtement antibuée / antirayure (K&N) Scotchgard™, optique grise, SCCS02SGAF-GRN-EU	20	Pièce
7100216507	SCCS01SGAF-GRN	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ CCS, branches citron vert, revêtement antibuée / antirayure (K&N) Scotchgard™, optique transparente, SCCS01SGAF-GRN-EU	20	Pièce

# Protection oculaire

## Lunettes de sécurité 3M™ Virtua™

Nos lunettes de sécurité sans monture 3M™ Virtua™ présentent une ligne enveloppante, pour assurer une couverture complète et des branches souples et profilées pour garantir le confort. Les protections latérales intégrées offrent une protection supplémentaire contre les objets volants, et les optiques sont dotées d'un revêtement antirayure et antibuée, pour une durabilité accrue. Elles sont disponibles en quatre options d'optiques.



- Lunettes de sécurité unisexes de base économiques, pour une protection à usage unique
- La conception enveloppante améliore la sécurité du port et évite le risque de glissement
- La conception offre une clarté optimale, une excellente couverture et un large champ de vision

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000061919	71500-00002M	Lunettes de sécurité 3M™ Virtua™, antirayure, optique grise, 71500-00002	20	Pièce
7000061920	71500-00003M	Lunettes de sécurité 3M™ Virtua™, antirayure, optique jaune, 71500-00003	20	Pièce
7000061921	71500-00004	Lunettes de sécurité 3M™ Virtua™, antirayure, optique miroir bleue, 71500-00004	20	Pièce
7000061918	VIRTUA0	Lunettes de sécurité 3M™ Virtua™, antirayure, optique transparente, 71500-00001	20	Pièce
7100244065	715001AF-BULK	Lunettes de sécurité 3M™ Virtua™, antirayure/antibuée, optique transparente, 715001AF-EU	100	Pièce
7100244069	715001AF	Lunettes de sécurité 3M™ Virtua™, antirayure/antibuée, optique transparente, 715001AF-EU	20	Pièce
7100244050	715002AF	Lunettes de sécurité 3M™ Virtua™, antirayure/antibuée, optiques grises, 715002AF-EU	20	Pièce
7100243988	715003AF	Lunettes de sécurité 3M™ Virtua™, antirayure/antibuée, optiques jaunes, 715003AF-EU	20	Pièce

## Lunettes de sécurité 3M™ Virtua™ AP

Les lunettes de sécurité 3M™ Virtua™ AP sont nos lunettes de sécurité enveloppantes de style unisexe, avec des optiques en polycarbonate résistantes, une protection latérale intégrale et un revêtement antirayure.



- Lunettes de sécurité robustes et économiques
- Protection frontale intégrée, pour une couverture supérieure supplémentaire
- Simple à nettoyer

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100010682	VIRTUAA1	Lunettes de sécurité 3M™ Virtua™ AP, antirayure, optique grise, 71512-00001	20	Pièce
7100006209	VIRTUAA0	Lunettes de sécurité 3M™ Virtua™ AP, antirayure, optique transparente, 71512-00000	20	Pièce

## Lunettes de sécurité 3M™ LED Light Vision™

Les lunettes de sécurité 3M™ LED Light Vision™ sont nos lunettes de sécurité durables avec des lumières LED intégrées, pour éclairer une zone sombre tout en gardant les mains libres pour travailler.



- Lunettes de sécurité avec éclairage LED, pour un travail sûr et mains libres
- Illuminez les zones sombres, tout en protégeant vos yeux
- Longue durée de vie de la batterie (plus de 50 heures)

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000032466	LEDLV	Lunettes de sécurité 3M™ LED Light Vision™, antirayure / antibuée, optique transparente, 11356-00000	20	Pièce

# Protection oculaire

Focus

## Surlunettes 3M™ SecureFit™ série 3700

Les surlunettes 3M™ SecureFit™ série 3700 sont nos surlunettes de sécurité conçues pour les personnes portant des lunettes de vue. Elles sont dotées de branches réglables munies de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes (PDT), pour assurer un ajustement étroit et d'un embout doux au toucher pour offrir plus de confort. L'optique en polycarbonate est disponible avec les revêtements antibuée et anti-rayures 3M™ Scotchgard™, pour une durabilité optimale et une meilleure vision. Disponible dans une gamme de couleurs de monture et d'optiques.



- Gamme de surlunettes 3M™ SecureFit™, conçues pour offrir une portabilité toute la journée aux travailleurs portant des lunettes de vue
- La conception innovante de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes SecureFit™ de 3M comporte des nervures à fentes, qui assurent une égalisation confortable de la pression. Les branches fléchissent et s'adaptent automatiquement à la taille de la tête du porteur.
- Les branches réglables permettent à l'utilisateur de régler l'optique, pour une meilleure adaptation aux formes du visage et à la position des lunettes

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100209427	SF3707SGAF-BLU	Surlunettes 3M™ SecureFit™ 3700, branches bleues, Scotchgard™ antibuée (K&N), optique gris clair intérieur/extérieur, SF3707SGAF-BLU-EU	20	Pièce
7100209384	SF3702SGAF-BLU	Surlunettes 3M™ SecureFit™ 3700, branches bleues, antibuée Scotchgard™ (K&N), optique grise, SF3702SGAF-BLU-EU	20	Pièce
7100209252	SF3701SGAF-BLU	Surlunettes 3M™ SecureFit™ 3700, branches bleues, antibuée Scotchgard™ (K&N), optique transparente, SF3701SGAF-BLU-EU	20	Pièce
7100209340	SF3701ASP-BLU	Surlunettes 3M™ SecureFit™ 3700, branches bleues, antirayure+ (K), optique transparente, SF3701ASP-BLU-EU	20	Pièce
7100209428	SF3707XSGAF-BLU	Surlunettes 3M™ SecureFit™ 3700, branches bleues, protection frontale, antibuée Scotchgard™ (K&N), optique gris clair intérieur/extérieur, SF3707XSGAF-BLU-EU	20	Pièce
7100209416	SF3702XSGAF-BLU	Surlunettes 3M™ SecureFit™ 3700, branches bleues, protection frontale, antibuée Scotchgard™ (K&N), optique grise, SF3702XSGAF-BLU-EU	20	Pièce
7100209425	SF3701XSGAF-BLU	Surlunettes 3M™ SecureFit™ 3700, branches bleues, protection frontale, antibuée Scotchgard™ (K&N), optique transparente, SF3701XSGAF-BLU-EU	20	Pièce
7100209426	SF3703SGAF-GRN	Surlunettes 3M™ SecureFit™ 3700, branches citron vert, Scotchgard™ antibuée (K&N), optique jaune, SF3703SGAF-GRN-EU	20	Pièce
7100209413	SF3701SGAF-GRN	Surlunettes 3M™ SecureFit™ 3700, branches citron vert, Scotchgard™ antibuée (K&N), optique transparente, SF3701SGAF-GRN-EU	20	Pièce
7100209430	SF3701SGAF-ORG	Surlunettes 3M™ SecureFit™ 3700, branches orange, antibuée Scotchgard™ (K&N), optique transparente, SF3701SGAF-ORG-EU	20	Pièce
7100217946	SF3717ASP-BLK	Surlunettes 3M™ SecureFit™ 3700, branches noires, antirayure, optique grise IR 1.7, SF3717AS-BLK	20	Pièce
7100218079	SF3750ASP-BLK	Surlunettes 3M™ SecureFit™ 3700, branches noires, antirayure, optique grise IR 5.0, SF3750AS-BLK	20	Pièce

# Protection oculaire

## Surlunettes de sécurité 3M™ série 2800

Les surlunettes de sécurité 3M™ série 2800 sont nos surlunettes de sécurité, dotées d'optiques inclinables et de quatre longueurs de branches profilées. Notre optique en polycarbonate résistante est dotée d'un revêtement antirayure.



- Gamme de surlunettes Over The Glass (OTG), conçues pour s'adapter à la plupart des verres correcteurs
- Une excellente couverture et un bon champ de vision, combinés à un haut niveau de protection contre les chocs
- Les branches réglables permettent à l'utilisateur de régler l'optique, pour une meilleure adaptation aux formes du visage et à la position des lunettes

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100050502	2801	Surlunettes de sécurité 3M™ série 2800, antirayure, optique grise, 20/boîte	20	Pièce
7000032494	2802	Surlunettes de sécurité 3M™ série 2800, antirayure, optique jaune	20	Pièce
7000032493	2800	Surlunettes de sécurité 3M™ série 2800, antirayure, optique transparente	20	Pièce
7000061936	2805	Surlunettes de sécurité 3M™ série 2800, antirayure, teinte d'optiques de soudage 5.0	20	Pièce

## Surlunettes de sécurité 3M™ Visitor

Les surlunettes 3M™ Visitor sont nos lunettes de sécurité qui s'ajustent confortablement sur les lunettes de vue ou qui peuvent être portées seules. Elles sont dotées d'optiques en polycarbonate incolores et légères, de protections latérales et frontales moulées.



- Gamme basique économique de surlunettes
- S'adaptent à de très petites lunettes de vue
- Couramment utilisées comme lunettes pour les visiteurs lors de courtes utilisations

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000062913	VISITOR	Surlunettes de sécurité 3M™ Visitor, optique transparente, 71448-00001	20	Pièce

## Surlunettes de sécurité 3M™ OX™

Les surlunettes 3M™ de la série OX sont nos lunettes de sécurité qui s'adaptent à la plupart des verres correcteurs, avec une optique en polycarbonate transparent.



- Gamme de surlunettes Over The Glass (OTG), conçues pour s'adapter à la plupart des verres correcteurs
- Version économique non revêtue disponible (OX1000)
- Réglables, en cinq longueurs de tempes, pour assurer un ajustement optimal (OX2000 et OX3000)

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000062167	OX3000B	Surlunettes de sécurité 3M™ OX3000, antirayure / antibuée, optique transparente, 17-5118-3040	20	Pièce

# Protection oculaire

## Lunettes-masques

### Focus

### Lunettes-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ série 6000

Les lunettes-masques de sécurité 3M™ Goggle Gear™ série 6000 de grande dimension sont dotées d'une ventilation indirecte, pour la circulation de l'air et d'un revêtement antibuée et antirayure Scotchgard™.



- Conception de lunettes-masques 3M™ GoggleGear™ de grande dimension, avec suffisamment d'espace pour s'adapter à la plupart des verres sans verre et un flux d'air indirect pour aider à lutter contre la buée
- Conception d'optiques sphériques incurvées de qualité supérieure pour un champ de vision horizontal et vertical optimal
- Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100216191	GG6001NSGAF-BLU	Lunettes-masque de sécurité 3M™ GoggleGear™ 6000, joint bleu, bandeau néoprène, revêtement antibuée / antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, GG6001NSGAF-BLU-EU	10	Pièce
7100216617	GG6001SGAF-GRN	Lunettes-masque de sécurité 3M™ GoggleGear™ 6000, joint citron vert, revêtement antibuée / antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, GG6001SGAF-GRN-EU	10	Pièce
7100216514	GG6002SGAF-BLK	Lunettes-masque de sécurité 3M™ GoggleGear™ 6000, joint noir, revêtement antibuée / antirayure Scotchgard™ (K&N), optique gris, GG6002SGAF-BLK-EU	10	Pièce
7100216582	GG6001SGAF-BLK	Lunettes-masque de sécurité 3M™ GoggleGear™ 6000, joint noir, revêtement antibuée / antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, GG6001SGAF-BLK-EU	10	Pièce
7100216192	GG6001SGAF-RED	Lunettes-masque de sécurité 3M™ GoggleGear™ 6000, joint rouge, revêtement antibuée / antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, GG6001SGAF-RED-EU	10	Pièce
7100244200	GG6001SGAF-IR5	Lunettes-masque de sécurité 3M™ GoggleGear™ 6000, optique transparente avec revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), avec optique de protection IR5 grise rabattable, GG6001SGAF-IR5	10	Pièce
7100243987	GG6050AS-CLENS	Optique de protection IR5 grise rabattable antirayure de remplacement 3M™ GoggleGear™ 6000, GG6050AS-CLENS-EU	20	Pièce

### Focus

### Lunettes-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ série 500

Les lunettes-masques de sécurité 3M™ Goggle Gear™ série 500 offrent une protection antibuée supérieure, dans un design moderne mince et léger.



- Gamme de lunettes-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ de petite dimension et de conception légère, pour un confort tout au long de la journée et un flux d'air indirect pour lutter contre la buée
- Conception d'optiques sphériques incurvées de qualité supérieure pour un champ de vision horizontal et vertical optimal
- Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100185183	GG501NSGAF-BLU	Lunettes-masque de sécurité 3M™ Goggle Gear™ 500, bandeau néoprène, revêtement antibuée / antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, GG501NSGAF-EU	10	Pièce
7100074368	GG501	Lunettes-masque de sécurité 3M™ Goggle Gear™ 500, revêtement antibuée / antirayure Scotchgard™ (K&N), GG501SGAF-EU, 10/boîte	10	Pièce
7100185290	GG502SGAF	Lunettes-masque de sécurité 3M™ Goggle Gear™ 500, revêtement antibuée / antirayure Scotchgard™ (K&N), optique grise, GG502SGAF-EU	10	Pièce



# Protection oculaire

Focus

## Lunettes-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ série 2890

Les lunettes-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ série 2890 sont des lunettes de sécurité à enveloppement élevé, disponibles avec des revêtements antirayure et antibuée supérieurs, pour une durabilité et une vision accrues. Nos lunettes-masques sont dotées d'un design moderne et épuré, et d'une bride élastique large, pour un ajustage facile.



- Gamme de lunettes-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ à large profil, avec suffisamment d'espace pour s'adapter à la plupart des lunettes de vue
- Options d'optiques en polycarbonate disponibles pour la résistance aux chocs, et options d'optiques en acétate disponibles pour une meilleure résistance aux produits chimiques
- Versions à ventilation indirecte disponibles pour protéger contre les gouttelettes de liquide et les grosses particules de poussière, et versions à ventilation scellée disponibles pour protéger contre les petites particules de poussière et protection contre les gaz

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000032481	2890A	Lunettes-masque de sécurité 3M™ série 2890, à ventilation indirecte, antibuée, optique en acétate transparent, 2890A	10	Pièce
7000032480	2890	Lunettes-masque de sécurité 3M™ série 2890, à ventilation indirecte, antirayure / antibuée, optique en polycarbonate transparent, 2890	10	Pièce
7100146292	2891-SG	Lunettes-masque de sécurité 3M™ série 2890, à ventilation indirecte, revêtement antibuée / antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, 2891-SGAF	10	Pièce
7000032483	2890SA	Lunettes-masque de sécurité 3M™ série 2890, étanches, antibuée, optique en acétate transparent, 2890SA	10	Pièce
7000061924	2890S	Lunettes-masque de sécurité 3M™ série 2890, étanches, antirayure / antibuée, optique en polycarbonate transparent, 2890S	10	Pièce
7100010431	2895S	Lunettes-masque de sécurité 3M™ série 2890, étanches, antirayure / antibuée, optique teinté pour soudage 5.0, 2895S	10	Pièce
7100146291	2891S-SG	Lunettes-masque de sécurité 3M™ série 2890, étanches, revêtement antibuée / antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, 2891S-SGAF	10	Pièce

# Protection oculaire

## Lunette-masques de sécurité 3M™ Fahrenheit™

Les lunettes-masques de sécurité 3M™ Fahrenheit™ sont nos lunettes-masques de sécurité avec une monture en cristal souple et une large zone de soutien autour du visage. Elles sont conçues avec un canal spécifique sur le côté de la monture, pour accueillir les branches des lunettes de vue.



- Gamme de lunettes-masques de sécurité grande dimension et économiques, avec suffisamment d'espace pour s'adapter à la plupart des lunettes de vue
- Options d'optiques en polycarbonate disponibles pour la résistance aux chocs, et options d'optiques en acétate disponibles pour une meilleure résistance aux produits chimiques
- Versions à ventilation indirecte disponibles pour protéger contre les gouttelettes de liquide et les grosses particules de poussière, et versions à ventilation scellée disponibles pour protéger contre les petites particules de poussière et protection contre les gaz

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000062783	FHEITTNW	Lunettes-masque de sécurité 3M™ Fahrenheit™, T-N-Wear, à ventilation indirecte, bandeau néoprène, antibuée, optique en acétate transparent, 71360-00013	10	Pièce
7000062786	FHEITSAH	Lunettes-masque de sécurité 3M™ Fahrenheit™, version casque, doublure en mousse, étanche, antibuée, optique en acétate transparent, 71360-00017	10	Pièce
7000062781	FHEITAF	Lunettes-masque de sécurité 3M™ Fahrenheit™, à ventilation indirecte, antirayure / antibuée, optique en polycarbonate transparent, 71360-00011	10	Pièce
7000062782	FHEIT	Lunettes-masque de sécurité 3M™ Fahrenheit™, à ventilation indirecte, antirayure, optique en polycarbonate transparent, 71360-00012	10	Pièce
7100010410	FHEITSA	Lunettes-masque de sécurité 3M™ Fahrenheit™, étanche, bandeau néoprène, antibuée, optique en acétate transparent, 71360-00015	10	Pièce

# Protection oculaire

## Accessoires de lunettes de protection

### Étui de transport pour lunettes de sécurité 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000032498	MFRBTL	Pochette en microfibre pour lunettes de sécurité 3M™, 26-6780-00M	10	Pièce
7000032497	ETUI5	Étui de transport pour lunettes de sécurité 3M™, fermeture-éclair, 12-0600-00	20	Pièce
7000061939	ETUIXL	Étui de transport pour lunettes de sécurité 3M™, rigide, grand format, boucle de ceinture, 12-0200-00, 10/boîte	10	Pièce
7000061941	ETUI4	Étui de transport pour lunettes de sécurité 3M™, semi-rigide, clip de ceinture/fermoir, 12-0500-00	20	Pièce
7000061943	MFRBTLV	Étui pour lunettes-masque de sécurité 3M™, pochette en microfibre, 26-6800-00	10	Pièce

### Dévidoirs de lingettes nettoyantes pour optique 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100014390	SPENDER1	Dévidoir de lingette nettoyante jetable pour oculaire 3M™, 26-2000-00	1	Paquet

### Solutions de nettoyage pour optique 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000062428	71329-0	Solution de nettoyage pour oculaire 3M™, 120 ml, 71329-00000A	12	Pièce

### Chiffons nettoyants en microfibre pour lunettes 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000032500	MFRTOUCH	Chiffon de nettoyage en microfibre pour optique 3M™, 26-6710-00	50	Pièce

### Bandes anti-déchirure d'usure 3M™ Fahrenheit™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000061926	TNWEAR	Bandes anti-déchirure d'usure 3M™ Fahrenheit™, 71360-00006	10	Pièce

# Protection oculaire

## Joint mousse et TPE 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100032645	TCCSFI	Insert en mousse 3M™ CCS, 71511-99999, 20/boîte	100	Pièce
7100102568	SF400FI	Insert en mousse 3M™ SecureFit™ 400, SF400FI-EU	100	Pièce
7100112725	SF600FI	Insert en mousse 3M™ SecureFit™ 600, SF600FI-EU, 100/boîte	100	Pièce
7100243943	SF500-FOAM	Insert en mousse 3M™ SecureFit™ 500, SF500-FOAM-EU	100	Pièce
7100081293	SOLUSFI	Insert en mousse 3M™ Solus™ 1000, 1000G-EU	100	Pièce
7100244145	S2000-FOAM	Joint mousse 3M™ Solus™ 2000, S2000-FOAM -EU	100	Pièce
7100243935	S1000-TPE	Joint 3M™ Solus™ 1000 TPE, S1000-TPE-EU	20	Pièce

## Inserts pour verres correcteurs 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7010528331	RX-SF400	Insert pour verres correcteurs RX-SF400 3M™ SecureFit™ pour SecureFit™ série 200, 400	10	Pièce
7100243141	S1000-RX	Insert pour verres correcteurs 3M™ Solus™ 1000 avec joint en TPE, S1000-RX-EU	20	Pièce

## Sangle pour lunettes de sécurité 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000095022	BAND4	Cordelette avec déclenchement de sécurité pour lunettes de sécurité 3M™, 272	100	Pièce
7000061868	BAND3	Cordelette pour lunettes de sécurité 3M™, 90943	50	Paquet
7000032501	BANDNYV	Sangle pour lunettes de sécurité 3M™, élastique en nylon, noir, réglable, 90931-00000	50	Pièce
7100081292	SOLUSKB	Serre-tête réglable en nylon pour lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 1000, 1000S-EU	5	Pièce



Protection du soudeur

# Tableau de sélection

● Optimal<sup>1)</sup> ● Plus performant<sup>1)</sup> ● Bien<sup>1)</sup> × Non recommandé<sup>1)</sup>

Spécifications	G5-01TW	G5-01VC	G5-02	9100XXi	9100XX	9100X	9100V	9002NC	100V	100B	
MMAW (électrode)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MIG/MAG	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TIG (>20 A)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	
TIG (1 A à 20 A)	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	
Plasma (soudage et coupe)	●	●	● <sup>3)</sup>	●	●	●	●	●	×	×	
Risque d'arc caché	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	
Soudure par points	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	
Meulage	● <sup>4)</sup>	● <sup>4)</sup>	×	●	●	●	●	●	●	●	
3M™ Speedglas™ Technologie de couleur naturelle	Oui			Non			Oui	Non			
Temps de commutation (foncé-clair)	50 à 1 300 ms		50 à 1 000 ms	40 à 800 ms	40 à 1 300 ms			60 à 400 ms	40 à 250 ms	150 à 250 ms	
Temps de commutation (clair-foncé)	0,1 ms (+23 °C)										
Mode obscur	Teinte 8 – 13	Teinte 8 – 14	Teinte 8 – 12	Teinte 5, 8, 9 à 13			Teinte 8 – 12	Teinte 10 – 12			
Mode clair	Teinte 3		Teinte 2,5	Teinte 3							
Protection UV/IR (permanente)	Teinte 13	Teinte 14	Teinte 12	Teinte 13			Teinte 12				
Zone de visualisation approximative (mm)	109×73		150×76	107×73	107×54	93×45	107×55	93×44			
Contrôle du mode de meulage externe	Non			Oui <sup>2)</sup>	Non						
Activation automatique	Oui				Non			Non			
Cellule solaire	Non					Oui		Non			
Autonomie de la batterie (heures)	1 500			1 800	2 000	2 500	2 800	2 000	1 500		
Nombre de capteurs (détection d'arc)	4			3				2			
Classification	1/1/1/1	1/1/1/2	–	1/1/1/2					1/2/2/2		
Approbation (filtre de soudage)	EN 379		CE <sup>5)</sup>	EN 379							

1) Les notes (optimal - recommandé - bon - non recommandé) ci-dessus se réfèrent aux produits répertoriés dans le présent tableau. Elles doivent être considérées comme des recommandations générales basées sur des différences au niveau des caractéristiques de confort des produits et des options de configuration lors de l'utilisation de ces séries de casques de soudage Speedglas.

2) Lorsqu'il est utilisé avec l'écran facial 9100XXi et les casques de soudage 3M™ Speedglas™ 9100, 9100-QR ou 9100-Air.

3) G5-02 sont très appropriés pour le soudage plasma à faible intensité

4) G5-01TW et VC sont utilisés dans le casque modulable

5) Basé sur les exigences des normes EN 379 et ISO 16321


# Affinez votre sélection de casques en vous basant sur vos préférences

## Cagoules de soudage standards



Spécifications Cagoules de soudage (sans adduction d'air)	G5-02	9100	9100-QR	9002NC	100	100-QR
<b>Protection des yeux et du visage</b> (homologation) Cagoules de soudage Écrans de protection Protections de visière	EN 175:F EN 166:FT -	EN 175:B EN 166:BT -	EN 175:B EN 166:BT -	EN 175:B EN 166:BT -	EN 175:B EN 166:BT -	EN 175:B EN 166:BT -
<b>Protection de la tête</b> (homologation)	-	-	EN 397 <sup>2)</sup>	-	-	EN 397 <sup>2)</sup>
<b>Protection respiratoire</b> <sup>1</sup>	Tous les casques sont compatibles avec la plupart des masques jetables ou réutilisables 3M. Voir page suivante pour les casques disponibles avec protection respiratoire à ventilation assistée et adduction d'air.					
<b>Protection auditive</b> – options compatibles	Coquilles antibruit Bouchons d'oreilles	Coquilles antibruit Bouchons d'oreilles	Coquilles antibruit Bouchons d'oreilles	Coquilles antibruit Bouchons d'oreilles	Coquilles antibruit Bouchons d'oreilles	Bouchons d'oreilles
① Ventilation par expiration	OUI	OUI	OUI	OUI	-	-
② Fenêtres latérales	Filtre de soudage incurvé	Facultatif	OUI	-	-	-
④ Visière relevable transparente	-	-	-	-	-	-
Angle de vue	OUI	-	-	-	-	-
Option graphique	-	-	-	-	OUI	-
Options de filtres auto-obscurcissants	G5-02 (filtre de soudage incurvé)	9100V 9100X 9100XX 9100XXi	9100V 9100X 9100XX, 9100XXi	9002NC	100 V 100B	100 V 100B

1) Cette présentation ne montre que nos masques sans connexion de distribution d'air. Masques pour systèmes de protection à ventilation assistée ou adduction d'air, voir page suivante.  
2) Avec le casque de sécurité 3M™ H-701.




① Orifices d'aération – l'air expiré est évacué par les orifices latéraux.




② Fenêtres latérales – filtres à 5 teintes qui élargissent votre champ de vision.




③ Serre-tête grand confort Speedglas 9100 avec cliquet souple pour serrer avec précision.



④ Large visière de protection transparente de 17 x 10 cm, incurvée pour une meilleure vision.



⑤ Ajustez le flux d'air vers votre visage ou votre visière, et le flux d'air provenant des sorties supérieures ou latérales, le tout sans soulever votre casque.



⑥ Le filtre de soudage incurvé suit la courbure de votre tête pour un champ de vision total plus large dans un casque mince.

## Cagoules de soudage pour protections respiratoires à ventilation assistée ou adduction d'air



Spécifications Systèmes de cagoules de soudage (air)	G5-01	9100-Air	9100MP	9100MP-Lite
<b>Protection des yeux et du visage</b> (homologation) Cagoules de soudage Écrans de protection Protections de visière	EN 175:B EN 166:BT EN 166:BT	EN 175:B EN 166:BT -	EN 175:B EN 166:BT EN 166:BT	EN 175:B EN 166:BT EN 166:BT
<b>Protection de la tête</b> (homologation)	-	-	Casque de sécurité EN 397	Casquette antiheurts EN 812
<b>Protection respiratoire</b> (homologation) <sup>3)</sup> Appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée Adflo™ Régulateur à adduction d'air Versaflö V-500E	EN 12941 (TH3) FNP 500 EN 14594 (3B) FNP 200	EN 12941 (TH2) FNP 50 EN 14594 (3B) FNP 200	EN 12941 (TH3) FNP 500 EN 14594 (3B) FNP 200	EN 12941 (TH3) FNP 500 EN 14594 (3B) FNP 200
<b>Protection auditive</b> – options compatibles	Bouchons d'oreilles	Coquilles antibruit Bouchons d'oreilles	Coquilles antibruit Bouchons d'oreilles	Coquilles antibruit Bouchons d'oreilles
② Fenêtres latérales	-	OUI	OUI	OUI
③ Serre-tête grand confort	OUI	OUI	-	-
④ Visière relevable transparente	OUI	-	OUI	OUI
⑤ Débit d'air réglable	OUI	-	- <sup>4)</sup>	- <sup>4)</sup>
Options de filtres auto-obscureissants	G5-01TW, G5-01VC	9100V, 9100X, 9100XX, 9100XXi	9100V, 9100X, 9100XX, 9100XXi	9100V, 9100X, 9100XX, 9100XXi

3) Le facteur nominal de protection basé sur les données de performance mesurées en laboratoire conformément aux normes européennes.  
Le facteur de protection est attribué par les autorités locales de chaque pays européen et peut donc être différent pour chaque pays.

4) Réglage limité du débit d'air.

## Coiffes de meulage pour protections respiratoires à ventilation assistée ou adduction d'air



Spécifications Visières et casques (air)	M-207	M-307	M-407
<b>Protection des yeux et du visage</b> (homologation) Protections de visière	EN 166 1:BT:3	EN 166 1:BT:3	EN 166 1:BT:3
<b>Protection de la tête</b> (homologation)	EN812	EN 397	EN 397
<b>Protection respiratoire</b> (homologation) <sup>3)</sup> Appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée Adflo™ Régulateur à adduction d'air Versaflö	EN 12941 (TH2) FNP 50 EN 14594 (2B) FNP 50	EN 12941 (TH2) FNP 50 EN 14594 (3B) FNP 200	EN 12941 (TH2) FNP 50 EN 14594 (3B) FNP 200
<b>Protection auditive</b> – options compatibles	Coquilles antibruit Bouchons d'oreilles	Coquilles antibruit Bouchons d'oreilles	Coquilles antibruit Bouchons d'oreilles
<b>Enveloppe interne retardateur de flamme</b>	-	-	OUI
<b>Type de visière de protection</b>	Polycarbonate à revêtement transparent	Polycarbonate à revêtement transparent	Polycarbonate à revêtement transparent

3) Le facteur nominal de protection basé sur les données de performance mesurées en laboratoire conformément aux normes européennes.  
Le facteur de protection est attribué par les autorités locales de chaque pays européen et peut donc être différent pour chaque pays.



# Protection du soudeur

## Cagoules de soudage et filtres optoélectroniques

### Focus

### Cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-02

Cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-02 avec optique incurvée auto-obscureissante. Grâce à l'optique améliorée, l'optique de soudage incurvée 3M™ Speedglas™ G5-02 vous permet de reconnaître plus facilement les couleurs grâce à la technologie de couleur naturelle 3M™ Speedglas™.



- Notre plus grand champ de vision d'optique auto-obscureissante (150 × 76 mm), utilisant la technologie de verre incurvé 3M™ Speedglas™.
- Connectivité Bluetooth avec gestion des applications
- Grande clarté avant, pendant et après le soudage, grâce à notre technologie de couleurs naturelles 3M™ Speedglas™.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100205306	621120	Cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-02 avec filtre de soudage incurvé, élastiques, lingette de nettoyage et sac de rangement, 621120	1	Pièce

### Focus

### Cagoule de soudage ultrarésistante 3M™ Speedglas™ G5-01

La cagoule de soudage ultrarésistante 3M™ Speedglas™, G5-01 est spécialement conçue pour le soudeur à usage intensif. La fonctionnalité de cagoule relevable vous permet de basculer facilement entre le soudage et le meulage, tout en conservant la fonctionnalité de l'appareil respiratoire à ventilation assistée.



- L'optique de soudage 3M™ Speedglas™ G5-01TW disponible offre des teintes sombres variables 5, 8-13 et un mode de soudure par points confortable et la G5-01VC offre des teintes sombres variables 5, 8-14 plus la technologie de couleur variable
- La large visière de protection transparente (104 × 170 mm) est incurvée et offre une excellente visibilité vers le haut, le bas et sur les côtés.
- Pour plus de contrôle sur votre confort, le système innovant d'optimisation du flux d'air du conduit du casque G5-01 vous permet de diriger le flux d'air sur votre visage, votre visière ou entre les deux

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100257944	611120	Cagoule de soudage ultrarésistante 3M™ Speedglas™ G5-01, avec filtre de soudage G5-01TW, 611120	1	Pièce
7100257812	611130	Cagoule de soudage ultrarésistante 3M™ Speedglas™ G5-01, avec filtre de soudage G5-01VC, 611130	1	Pièce
7100257945	611190	Cagoule de soudage ultrarésistante 3M™ Speedglas™ G5-01, coque de recharge, 611190	1	Pièce
7100256562	611100	Cagoule de soudage ultrarésistante G5-01 3M™ Speedglas™, sans filtre de soudage, 611100	1	Pièce

# Protection du soudeur

## Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ Série 9100 FX

La cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 FX est dotée d'une optique auto-obscurecissante rabattable. Elle intègre un écran facial transparent secondaire idéal pour les travaux de meulage et de configuration, tandis que l'optique auto-obscurecissante disponible aide à protéger contre la lumière intense des applications MIG, TIG et à baguette. Un système de suspension de tête hautement réglable permet au casque de s'adapter confortablement à de nombreuses tailles et formes de tête différentes, tandis que les fenêtres latérales de la cagoule de soudage offrent à chaque soudeur un champ de vision plus large pour voir plus de leur zone de travail.



- La fonction rabattable permet aux travailleurs de basculer entre la visière transparente et l'optique auto-obscurecissante disponible
- Les optiques auto-obscurecissantes 3M™ Speedglas™ offrent un bon contraste et une haute qualité optique
- Les fenêtres latérales de teinte 5 permettent une vision périphérique

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000044521	541800	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100 FX, sans filtre de soudage, 541800	1	Pièce

## Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100 Air

Kit de mise à niveau pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 Air, livré avec la cagoule de soudage 9100 Air, un filtre de soudage, un tuyau respiratoire QRS à réglage automatique et un sac de transport. Le kit permet aux utilisateurs de mettre à niveau leur appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™ ou leur système de régulation à adduction d'air 3M™ Versaflo™.



- Kit de mise à niveau avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 Air, tuyau respiratoire et sac de transport
- Les fenêtres latérales (teinte 5) peuvent aider à élargir le champ de vision
- Technologie de couleur naturelle 3M™ Speedglas™ offrant des contrastes plus intenses et des couleurs plus naturelles

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100055548	569026	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 Air, kit de mise à niveau 9100XXi, 569026	1	Pièce
7000044532	562800	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 Air, sans filtre de soudage, 562800	1	Pièce

# Protection du soudeur

## Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100

Les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100 protègent les travailleurs des radiations, de la chaleur et des étincelles, tout en offrant une vue précise de votre travail.

- Optiques auto-obscurcissantes disponibles avec sept teintes sombres variables (5, 8 et 9-13) pour la plupart des types de soudage à l'arc
- Disponible en plusieurs modèles avec différentes tailles de zone de visualisation
- Disponible avec ou sans vitres latérales



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000000217	501805	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100, avec vitres latérales et filtre de soudage 9100V, 501805	1	Pièce
7000000218	501815	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100, avec vitres latérales et filtre de soudage 9100X, 501815	1	Pièce
7000000219	501825	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100, avec vitres latérales et filtre de soudage 9100XX, 501825	1	Pièce
7100166722	501826	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100, avec fenêtres latérales, avec filtre de soudage, 9100XXi, 501826	1	Pièce
7100011652	501800	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100, avec fenêtres latérales, sans filtre de soudage, 501800	1	Pièce

## Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série QR 9100

Protégez vos yeux et votre visage des radiations, de la chaleur et des étincelles grâce à la protection de la tête intégrée avec la cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100 QR.

- Protection des yeux, du visage et de la tête pour les applications de soudage
- Le filtre de soudage 3M™ Speedglas™ 9100XXi offre des teintes sombres variables de 5, 8 et 9-13 pour la plupart des types de soudage à l'arc. Le panneau avant argenté spécial 9100XXi abrite des commandes externes permettant d'accéder facilement et rapidement au mode meulage et aux mémoires
- Technologie de couleur naturelle 3M™ Speedglas™ offrant des contrastes plus intenses et des couleurs plus naturelles



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100166725	583615	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100 QR, avec filtre de soudage 9100X, avec casque de sécurité 3M™ H-701, 583615	1	Pièce
7100166718	583625	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100 QR, avec filtre de soudage 9100XX, avec casque de sécurité 3M™ H-701, 583625	1	Pièce
7100166732	583626	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100 QR, avec filtre de soudage 9100XXi, avec casque de sécurité 3M™ H-701, 583626	1	Pièce
7100166721	582600	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100 QR, sans filtre de soudage, 582600	1	Pièce

# Protection du soudeur

## Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ Série 9100 MP

Le cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100 MP se combine avec la protection respiratoire à filtre à ventilation assistée 3M™ Adflo™ ou le système de régulateur à adduction d'air 3M™ Versaflo™, pour un système de protection de la tête, des yeux, du visage et des voies respiratoires facile à utiliser.



- Protection confortable et facile à utiliser pour la tête, les yeux, le visage et les voies respiratoires
- Visière de soudage relevable combinée à une visière de protection transparente (170 mm x 100 mm)
- Les fenêtres latérales (teinte 5) peuvent aider à élargir le champ de vision

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100112335	592800	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 MP Lite, sans filtre de soudage, 592800	1	Pièce
7000044560	572800	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 MP, sans filtre de soudage, 572800	1	Pièce

## Kits de mise à niveau pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100 MP

Le kit de mise à niveau de la cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ 9100MP comprend la cagoule de soudage 9100 MP, le filtre de soudage 9100XXi, le tuyau respiratoire QRS à réglage automatique et le sac de transport. Le kit permet aux utilisateurs de mettre à niveau leur appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™ ou leur système de régulation à adduction d'air 3M™ Versaflo™.



- Kit de mise à niveau avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 MP, filtre de soudage 9100XXi, tuyau respiratoire et sac de transport.
- Respecte la norme EN 379 pour les casques de sécurité industriels
- Conçu dès le départ pour accueillir l'une de nos coquilles antibruit 3M™ Peltor™ en option

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100055580	579026	Kit de mise à niveau pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, série 9100 MP, 9100XXi, 579026	1	Pièce

## Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 9000

La cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ 9000 offre une protection supérieure aux apprentis et aux soudeurs professionnels. Sa construction en nylon polyamide à faible largeur est résistante à la chaleur et aux produits chimiques, extrêmement durable et idéale pour travailler dans des endroits exigus.



- Événement d'expiration exclusif
- Léger et confortable
- L'optique auto-obscurcissante 3M™ Speedglas™ 9002NC offre un large champ de vision, des couleurs naturelles et des paramètres personnalisables pour de multiples applications de soudage

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100116824	401386	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ 9002NC, avec filtre de soudage, 401385	1	Pièce

# Protection du soudeur

## Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100

La cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ série 100 protège les soudeurs contre les projections d'étincelles et les débris en suspension dans l'air. L'optique auto-obscurcissante protège les yeux de la lumière intense du soudage MIG, TIG et à la baguette tout en offrant une vue claire de l'espace de travail avant, pendant et après la soudure. Avec un adaptateur de casque de sécurité en option, ce casque est un excellent choix pour les soudeurs en début de carrière, les commerçants et les bricoleurs.



- Cagoule de soudage avec adaptateur de casque de sécurité en option
- Excellent choix pour les soudeurs en début de carrière, les commerçants et les bricoleurs.
- Optique auto-obscurcissante avec cinq teintes sombres réglables de 8 à 12 (non applicable à la cagoule de soudage passive 3M Speedglas 100)

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100166705	751120	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100, noir, avec filtre de soudage 100v, 751120	1	Pièce
7100166735	752820	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100, Crâne, avec filtre de soudage 100v, 752820	1	Pièce
7100166706	752520	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100, Ice Hot, avec filtre de soudage 100v, 751520	1	Pièce
7100166734	752920	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100, Moteur, avec filtre de soudage 100v, 752920	1	Pièce
7100166689	752420	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100, Razor Dragon, avec filtre de soudage 100v, 752420	1	Pièce
7100166702	751620	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100, Trojan Warrior, avec filtre de soudage 100v, 751620	1	Pièce
7100166688	752220	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100, Xterminator, avec filtre de soudage 100v, 752220	1	Pièce
7100166692	783120	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100, avec casque de sécurité et filtre de soudage 100 V, 783120	1	Pièce
7100166682	751101	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100, noir, avec filtre passif, 751101	1	Pièce
7100166681	751100	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100, noir, sans filtre de soudage, 751100	1	Pièce
7100259107	751114	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100, avec filtre de soudage 100B, 751114	1	Pièce

## Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série QR 100

La cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ 100-QR offre une protection de la tête à tout moment car vous n'avez jamais besoin de retirer votre casque de sécurité lorsque vous fixez et détachez la cagoule de soudage. Disponible avec ou sans filtre de soudage.



- Protection de la tête, des yeux et de la tête
- Fourni avec le casque de sécurité 3M™ robuste, léger et confortable H-701
- Le casque de sécurité a une visière courte pour une meilleure visibilité vers le haut

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100166717	783520	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100 QR, avec filtre de soudage 100V, avec casque de sécurité 3M™ H-701, 783520	1	Pièce
7100166720	782500	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100 QR, sans filtre de soudage, 782500	1	Pièce

# Protection du soudeur

## Masque et casque de soudage avec système 3M™ Adflo™

### Système complet 3M™ Adflo™

Pour une protection efficace contre une gamme de particules et de gaz rencontrés lors du processus de soudage, utilisez l'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™. Le masque Adflo™ se connecte directement à n'importe quelle cagoule de soudage respiratoire de la série Speedglas™ et peut protéger les utilisateurs contre les particules et les gaz en fonction du filtre utilisé.



- Peut vous protéger contre les particules et les gaz, dans un système complet, selon le filtre utilisé
- Facteur nominal de protection jusqu'à 500 (TH3) en association avec les cagoules de soudage Speedglas
- Se connecte directement à n'importe quelle cagoule de soudage respiratoire de la série Speedglas

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100166698	837731	Système Adflo™ complet 3M™, batterie à usage intensif, 837731	1	Pièce
7100166697	837730	Système complet Adflo™ 3M™, batterie standard, 837730	1	Pièce
7100166696	837710	Système complet Adflo™ 3M™, sans ceinture, sans chargeur, 837710	1	Pièce

### Appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™ unité turbo

L'ensemble turbo 3M™ Adflo™ est notre unité à turbocompresseur d'air de remplacement à utiliser avec votre courroie, filtre et couvercle de filtre, batterie et chargeur d'origine.



- Ensemble turbo 3M™ Adflo™ de remplacement
- Selon les filtres utilisés, peut fournir une protection contre les particules, les gaz et les vapeurs que l'on trouve couramment dans les procédés de soudage
- Se connecte aux cagoules de soudage respiratoires 3M™ Speedglas™ et à certains casques 3M™ Versaflo™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000044338	832000	Ensemble appareil respiratoire à ventilation assistée Turbo 3M™ Adflo™, 832000	1	Pièce

# Protection du soudeur

Focus

## Système respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ série G5-01

Le système de l'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ série G5-01 offre tous les avantages de notre cagoule de soudage série G5-01 avec notre système pratique d'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée Adflo™.



- Conception robuste et compacte
- Harnais de tête ajustable de façon ergonomique
- Le bouclier de soudage avant rabattable permet une visière de protection claire et large pour le meulage et la configuration

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100257943	617830	Système d'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™, avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5 01, avec filtre de soudage G5-01VC, 617830	1	Pièce
7100258110	617800	Système d'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™, avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5 01, sans filtre de soudage 617800	1	Pièce
7100256131	617820	Système d'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™, avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-01, avec filtre de soudage G5-01TW, 617820	1	Pièce
7100258327	617829	Système de protection respiratoire à adduction d'air filtré 3M™ Adflo™ avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-01, avec filtre de soudage G5-01TW, avec kit de consommables et sac, 617829	1	Pièce
7100258328	617839	Système de protection respiratoire à adduction d'air filtré 3M™ Adflo™ avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-01, avec filtre de soudage G5-01VC, avec kit de consommables et sac, 617839	1	Pièce
7100258326	617809	Système de protection respiratoire à adduction d'air filtré 3M™ Adflo™ avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-01, sans filtre de soudage, avec kit de consommables et sac, 617809	1	Pièce

## Système d'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 Air

Le système respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 Air est conçu pour aider à protéger les yeux et le visage contre les radiations, les étincelles et les éclaboussures.



- Tous les avantages de la cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 Air en combinaison avec le masque respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™
- Harnais ergonomique
- Parfaite adéquation aux coquilles de soudage antibruit 3M™ PELTOR™ H505B

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100166723	567726	Système d'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ 9100, avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 Air, avec filtre de soudage, 9100XXI, 567726	1	Pièce
7000044615	567700	Système d'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ 9100, avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 Air, sans filtre de soudage, 567700	1	Pièce

# Protection du soudeur

## Système d'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 MP

Le système appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 MP est conçu pour aider à protéger les yeux et le visage contre les radiations, les étincelles et les éclaboussures. Ce système comprend une protection respiratoire une protection de la tête, un protection auditive en option et un écran de soudage rabattable.



- Cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 MP avec système d'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™
- Plaque de visière large et transparente
- Vendu avec des options de filtres de soudage 3M™ Speedglas™ 9100

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100112333	597700	Système d'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™, avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 MP Lite, sans filtre de soudage, 597700	1	Pièce
7000044619	577700	Système d'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™, avec cagoule de soudage 9100 MP M™ Speedglas™, sans filtre de soudage, avec sac 577700	1	Pièce

## Système d'alimentation en air du régulateur 3M™ Versaflo™ V-500E avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 MP

La cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 MP, avec régulateur à adduction d'air 3M™ Versaflo™ V-500E offre une protection de la tête, des yeux, du visage et des voies respiratoires avec un filtre de soudage rabattable combiné à un grand écran de protection transparent (170 mm x 100 mm). visière et casque de sécurité. À utiliser avec le filtre de soudage Speedglas série 9100 (vendu séparément).



- Protection respiratoire à ventilation assistée combinée de la tête, du visage et des yeux pour les applications de soudage
- S'adapte au filtre de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100 (passif ou auto-obscurcissant).
- Conçu dès le départ pour accueillir l'une de nos coquilles antibruit 3M™ Peltor™ en option

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000044564	578800	Système d'adduction d'air du régulateur 3M™ Versaflo™ V-500E avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 MP, sans filtre de soudage, 578800	1	Pièce



# Protection du soudeur

## Filtres de soudage

Focus

### Filtres de soudage incurvés 3M™ Speedglas™ série G5

Filtre de soudage de remplacement pour le cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-02 avec filtre auto-obscureissant (ADF) en verre incurvé, teintes sombres variables 8-12.

- Champ de vision encore inégalé de notre filtre auto-obscureissant (150 × 76 mm), utilisant la technologie de verre incurvé 3M™ Speedglas™.
- Grande clarté avant, pendant et après le soudage, grâce à notre technologie de couleurs naturelles 3M™ Speedglas™.
- En sélectionnant les bons paramètres pour chaque tâche, vous contribuez à réduire la fatigue oculaire et vous pouvez améliorer la qualité de chaque soudure.



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100204034	620020	Filtre de soudage incurvé 3M™ Speedglas™ G5-02, 620020	1	Pièce

Focus

### Filtre de soudage 3M™ Speedglas™ série G5

Présentation du premier filtre auto-obscureissant incurvé (ADF) au monde, conçu pour la cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-02. Utilisant la nouvelle technologie de verre incurvé 3M™ Speedglas™, sa forme suit la courbure de votre tête et votre vision périphérique.

- Premier filtre auto-obscureissant incurvé au monde
- La technologie de couleur naturelle Speedglas rend la vision du filtre plus claire, plus détaillée et colorée.
- Compatible Bluetooth : l'application 3M Connected Equipment permet aux utilisateurs d'obtenir l'accès à des fonctionnalités, statistiques et documentations supplémentaires



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100185852	610020	Filtre de soudage 3M™ Speedglas™ série G5, G5-01TW, 610020	1	Pièce
7100185618	610030	Filtre de soudage 3M™ Speedglas™ série G5, G5-01VC, 610030	1	Pièce

### Kits de mise à niveau du filtre de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100XXi

Kit de mise à niveau du filtre de soudage 3M™ Speedglas™ 9100XXi avec technologie de couleur naturelle 3M™ Speedglas™ et panneau avant argenté spécial permettant des fonctions de contrôle extérieures (meulage/mémoire) lorsqu'il est utilisé avec les cagoules de soudage 9100/9100Air/9100-QR.

- Panneau avant argenté spécial pour accéder aux fonctions de contrôle extérieures (meulage/mémoire) lorsqu'il est utilisé avec les cagoules de soudage 9100/9100Air/9100-QR
- Teintes foncées variables 5, 8 et 9 à 13
- Teinte claire 3



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100032898	500126	Kits de mise à niveau du filtre de soudage 3M™ Speedglas™ 9100XXi, 500126	1	Pièce

# Protection du soudeur

## Filtres auto-obscurcissants 3M™ Speedglas™ série 9100

Les filtres auto-obscurcissants 3M™ Speedglas™ série 9100 sont conçus pour le soudeur professionnel utilisant la cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100. Incorporant des gammes de teintes sombres 5, 8-13, des modes de meulage et de coupe, ces filtres sont idéaux pour une utilisation avec la plupart des procédés de soudage à l'arc.



- Filtre auto-obscurcissant conçu pour être utilisé avec les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100, adapté à la plupart des types de soudage à l'arc
- Fournit une distorsion minimale sur tout le champ de vision du filtre
- La sensibilité de la détection de l'arc peut être ajustée pour une fiabilité inégalée de la commutation. Temps de commutation (clair-foncé) de 0,1 ms.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000000221	500015	Filtres auto-obscurcissants 3M™ Speedglas™ série 9100, 9100X, 500015	1	Pièce
7100080221	500005	Filtres auto-obscurcissants 3M™ Speedglas™ série 9100, 9100V, 500005	1	Caisse
7000028044	500025	Filtres auto-obscurcissants 3M™ Speedglas™ série 9100, 9100XX, 500025	1	Pièce
7100032397	500026	Filtres auto-obscurcissants 3M™ Speedglas™ série 9100, 9100XXi, 500026	1	Pièce

## Filtres auto-obscurcissants 3M™ Speedglas™ 9002NC

La cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ 9002 est utilisée avec la cagoule de soudage 9000. Cette optique offre une protection robuste et fiable avec des optiques auto-obscurcissantes avancées qui s'adaptent à vos conditions de travail, offrant une vue plus claire, plus lumineuse et plus réaliste pour un meilleur contrôle de la flaque de soudure. Mode clair teinte 3 avec des teintes sombres réglables 8-12. Interface utilisateur simplifiée, facile à utiliser, avec un champ de vision plus grand de 2,1" x 4,2".



- Interface utilisateur facile à utiliser et à entretenir
- Fonctionne avec des piles CR2032 Lithium 3V
- Mode clair teinte 3 avec des teintes sombres réglables 8-12.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100114634	400085	Filtres auto-obscurcissants 3M™ Speedglas™ 9002NC, 400085	1	Paquet

## Filtres auto-obscurcissants 3M™ Speedglas™ série SL

Les filtres auto-obscurcissants 3M™ Speedglas™ série SL sont des filtres auto-obscurcissants de rechange conçus pour être utilisés avec les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ SL.



- Filtre auto-obscurcissant conçu pour être utilisé avec les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série SL, adapté à la plupart des procédés de soudage à l'arc, tels que le soudage MMA, MIG/MAG, TIG et plasma
- Cinq teintes foncées réglables 8 à 12. Teinte claire 3
- Quatre niveaux de sensibilité à l'arc (passage du mode clair au mode obscur)

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000044451	700020	Filtres auto-obscurcissants 3M™ Speedglas™ série SL, 700020	1	Pièce

# Protection du soudeur

## Filtres auto-obscurecissants 3M™ Speedglas™ série 100

Les filtres auto-obscurecissants 3M™ Speedglas™ série 100 sont des filtres auto-obscurecissants de rechange conçus pour être utilisés avec les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100.

- Filtres auto-obscurecissants de rechange conçus pour être utilisés avec les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100
- 100 V - Teintes sombres variable de 8 à 12. 100B teintes sombres variable de 10 à 12
- teinte claire de 3



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100259002	750014	Filtres auto-obscurecissants 3M™ Speedglas™ série 100, 100B, teintes 3, 10-12, 750014	10	Pièce
7100167242	750020	Filtres auto-obscurecissants 3M™ Speedglas™ série 100, 100V, 750020	1	Pièce

## Filtres de soudage passifs 3M™

Les filtres de soudage passifs 3M™ Speedglas™ sont des filtres de remplacement conçus pour les optiques de soudage 3M™

- Filtre passif de remplacement
- Convient pour les cagoules de soudage Speedglas 3M™ Speedglas™
- Teinte d'optique passive 11



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100257837	610011	Filtres de soudage passifs 3M™, G5-01, 610011	1	Pièce

## Filtres à particules et à gaz 3M™ Adflo™

Les filtres à particules et à gaz 3M™ Adflo™ sont des filtres de remplacement à haute efficacité à utiliser avec les appareils respiratoires filtrants à ventilation assistée 3M™ Adflo™.

- Fournit une protection contre une gamme de risques liées aux particules et au gaz (selon les filtres sélectionnés)
- Pour une utilisation avec les appareils respiratoires filtrants à ventilation assistée (PAPR) 3M™ Adflo™
- Filtre à particules, filtres à gaz et filtre/tampon anti-odeurs disponibles



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100277744	837080	Boîte de 80 Filtres à particules P SL 3M™ Adflo™ 837080	80	Paquet
7000028074	837110	Filtre anti-odeur 3M™ Adflo™ 837110	1	Pièce
7000028043	837242	Filtre à gaz 3M™ Adflo™, A1B1E1, 837242	1	Pièce
7000028075	837542	Filtre à gaz 3M™ Adflo™, A2, 837542	1	Pièce
7100288125	837012	Filtre à particules P SL 3M™ Adflo™, pqt de 2 - 837012	1	Paquet
7100277745	837020	Pad de remplacement odeurs gênantes pour filtres P 3M™ Adflo™ 837020	20	Paquet
7000044586	837120	Tampon filtrant anti-odeur 3M™ Adflo™ 837120	1	Pièce

# Protection du soudeur

## Accessoires de cagoules de soudage

### Batteries de 3M™ Adflo™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100279646	837630	Batterie standard 3M™ Adflo™ lithium-ion, 837630	1	Pièce
7100279645	837631	Batterie ultrarésistante 3M™ Adflo™ lithium-ion, 837631	1	Pièce

### Kit de filtre et de batterie pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ AdFlo™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000144540	837301	Filtre et kit de batterie pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ AdFlo™, A1B1E1 filtre et batterie lithium-ion ultra-résistants, 837301	1	Trousse

### Préfiltres pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ AdFlo™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100080248	836010	Préfiltres pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ AdFlo™, 836010	10	Caisse
7100080240	836080	Préfiltres pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ AdFlo™, emballage en vrac, 836080	1	Boîtier

### Pare-étincelles 3M™ Adflo™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000028010	836000	Pare-étincelles 3M™ Adflo™, 836000	10	Pièce

### Kits de mise à niveau de soudage 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100022221	837637	Kits de mise à niveau de soudage 3M™ pour Adflo™, kit de batterie Li-ion, kit de mise à niveau ultrarésistant, 837637	5	Trousse

# Protection du soudeur

## Tuyaux respiratoires pour soudage 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000028067	834016	Tuyaux respiratoires de soudage 3M™, pour Adflo™, auto-ajustables, QRS, 834016	1	Pièce
7100135719	834019	Tuyaux respiratoires de soudage 3M™, pour Adflo™, auto-ajustables, longs, QRS, 834019	1	Paquet
7100148456	834009	Tuyaux respiratoires de soudage 3M™, pour Adflo™, avec silencieux et connexion QRS, 834009	1	Pièce
7000044527	834017	Tuyaux respiratoires de soudage 3M™, pour Adflo™, caoutchouc ultrarésistant, QRS, 834017	1	Pièce

## Protections pour tuyaux respiratoires de soudage 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000028062	834018	Protections pour tuyau respiratoire de soudage 3M™, 834018	20	Pièce

## Adaptateurs pour tuyaux respiratoires de soudage 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000144525	533505	Adaptateur de tuyau respiratoire 3M™ pour tuyaux respiratoires non QRS, 533505	1	Pièce

## Batteries de soudage 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100222333	602000	Pile pour filtre de soudage 3M™, CR2450, 602000	1	Sac
7100167881	422000	Pile pour filtre de soudage 3M™, CR20320, 422000	5	Sac

## Chargeurs de batterie de soudage 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100217397	833111	Chargeur de batterie de soudage 3M™ pour batterie lithium-ion Adflo™, 833111	1	Pièce

## Kits d'accessoires 3M™ Speedglas™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100256371	792000	Kit d'accessoires 3M™ Speedglas™, kit de démarrage de consommables, G5-01, 792000	1	Pièce

# Protection du soudeur

## Plaques de recouvrement intérieure 3M™ Speedglas™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000000182	428000	Écran de protection intérieure 3M™ Speedglas™ SL/100/10V, 428000	1	Sac
7000000225	528005	Écran de protection intérieure 3M™ Speedglas™, 9100V, 528005	20	Sac
7000000226	528015	Écran de protection intérieure 3M™ Speedglas™, 9100X, 528015	20	Sac
7000000227	528025	Écran de protection intérieure 3M™ Speedglas™, 9100XX, 528025	20	Sac
7100080228	428040	Écran de protection intérieure 3M™ Speedglas™ 9000V Teintes +2, 428040	1	Sac
7100080229	428050	Écran de protection intérieure 3M™ Speedglas™ 9000X, Teintes +2, 428050	1	Sac
7100090450	428030	Écran de protection intérieure 3M™ Speedglas™ 9000X, teinte 0,7, 428030	1	Sac
7100202350	624000	Écran de protection intérieure 3M™ Speedglas™ G5-02, 624000	10	Sac
7100080227	428020	Écran de protection intérieure 3M™ Speedglas™, 9000V teinte +1, 428020	1	Sac

## Plaques de visière de meulage intérieures pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100190170	613000	Plaque de visière de meulage intérieure pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, antibuée et à revêtement dur, 613000	1	Sac

## Protections intérieures pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100257946	611195	Protection intérieure pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, G5-01, 611195	1	Pièce

## Écrans de protection externe 3M™ Speedglas™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000000183	427000	Écran de protection externe 3M™ Speedglas™, 9000, résistance aux rayures 427000	5	Sac
7000000206	427071	Écran de protection externe 3M™ Speedglas™, 9000, résistant à la chaleur, 427071	1	Sac
7000000223	527000	Écran de protection externe 3M™ Speedglas™, 9100, résistance aux rayures 527000	10	Sac
7100144401	126000	Écran de protection externe 3M™ Speedglas™, 10V, 126000	6	Paquet
7100108745	777000	Écran de protection externe 3M™ Speedglas™, 100, résistance aux rayures 777000	1	Sac
7100092247	777070	Écran de protection externe 3M™ Speedglas™, 100, résistant à la chaleur, 777070	1	Sac
7100092252	776000	Écran de protection externe 3M™ Speedglas™, 100, standard, 776000	10	Sac
7100016860	426000	Écran de protection externe 3M™ Speedglas™, 9000, standard, 426000	10	Sac
7100108831	527001	Écran de protection externe 3M™ Speedglas™, 9100, résistance aux rayures 527001	10	Sac
7100016690	527070	Écran de protection externe 3M™ Speedglas™, 9100, résistant à la chaleur, 527070	1	Sac
7100016691	H526000	Écran de protection externe 3M™ Speedglas™, 9100, standard, 526000	10	Sac
7100104142	526010	Écran de protection externe 3M™ Speedglas™, 9100, standard, 526010	1	Paquet
7100205305	626000	Écran de protection externe 3M™ Speedglas™, G5-02, 626000	1	Sac
7100080220	726000	Écran de protection externe 3M™ Speedglas™, SL, standard, 726000	1	Caisse

# Protection du soudeur

## Housses de protection, coiffes et capes de protection 3M™ Speedglas™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000000230	169010	Housses de protection, coiffes et capes de protection 3M™ Speedglas™, protection étendue du cou et des oreilles, série 9100, 169010	1	Pièce
7100106682	169015	Housses de protection, coiffes et capes de protection 3M™ Speedglas™, cape de protection, 9100MP / 9100MP-Lite, 169015	10	Pièce
7100167239	169006	Housses de protection, coiffes et capes de protection 3M™ Speedglas™, couvre-chef, 9100FX, petit, 169006	1	Pièce
7100167240	169007	Housses de protection, coiffes et capes de protection 3M™ Speedglas™, couvre-chef, 9100 FX, très grand, 169007	1	Pièce
7100167334	169014	Housses de protection, coiffes et capes de protection 3M™ Speedglas™, housse de casque de sécurité, 9100/ 9100MP-Lite, 169014	1	Pièce
7100185833	169022	Housses de protection, coiffes et capes de protection 3M™ Speedglas™, protection de la tête, G5-01, cuir 169022	10	Pièce
7100185847	169023	Housses de protection, coiffes et capes de protection 3M™ Speedglas™, protection de la tête, G5-01, cuir, grand, 169023	1	Pièce
7100185832	169020	Housses de protection, coiffes et capes de protection 3M™ Speedglas™, protection de la tête, G5-01, tissu, petit, 169020	10	Pièce
7100256090	169021	Housses de protection, coiffes et capes de protection 3M™ Speedglas™, protection de la tête, cuir, jaune fluo, 169021	1	Pièce
7100080224	164005	Housses de protection, coiffes et capes de protection 3M™ Speedglas™, protection des oreilles et du cou, cuir, 164005	1	Sac
7100186963	169043	Housses de protection, coiffes et capes de protection 3M™ Speedglas™, protection du cou, G5-01, cuir 169043	1	Pièce
7100185845	169041	Housses de protection, coiffes et capes de protection 3M™ Speedglas™, protection du cou, tissu, G5-01, 169041	1	Pièce
7100185839	169042	Housses de protection, coiffes et capes de protection 3M™ Speedglas™, protection du cou, tissu, grand, G5-01, 169042	10	Pièce
7100181383	169040	Housses de protection, coiffes et capes de protection 3M™ Speedglas™, protection rigide du cou, G5-01, 169040	1	Pièce
7000028006	164009	Housses de protection, coiffes et capes de protection 3M™ Speedglas™, protège-coiffe, 9100, 164009	1	Pièce
7000044371	169001	Housses de protection, coiffes et capes de protection Speedglas™ 3M™, Couvre-gorge, série 9100, 169001	1	Pièce
7100185817	169030	Housses de protection, coiffes et capes de protection Speedglas™ 3M™, cape, G5-01, 169030	1	Pièce
7000144522	169005	Housses de protection, coiffes et capes de protection Speedglas™ 3M™, couvre-chef, couverture étendue, couronne, 9100/9100 Air, 169005	1	Pièce
7100189979	169035	Housses de protection, coiffes et capes de protection Speedglas™ 3M™, kit de protection étendue, G5-01, 169035	1	Pièce
7100003083	169100	Housses de protection, coiffes et capes de protection, coiffe 3M™ Speedglas™, 169100	10	Pièce

## Cape de soudage 3M™ Speedglas™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100100079	954410	Cape de soudage 3M™ Speedglas™, 954410	50	Paquet
7100112650	896056	Cape de soudage 3M™ Speedglas™, casquette antiheurt, 9100 MP-Lite, 896056	1	Pièce

# Protection du soudeur

## Bandeaux 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100173404	198017	Bandeau 3M™, G5-01, en coton molletonné, 198017	1	Sac
7100190171	198018	Bandeau 3M™, G5-01, en cuir, 198018	1	Sac
7100169234	198016	Bandeau 3M™, G5-01, en éponge, 198016	1	Sac
7100080223	168010	Bandeau 3M™, coton molletonné, 168010	20	Sac
7100080246	168012	Bandeau 3M™, coton molletonné, 168012	1	Sac
7000044367	168000	Bandeau 3M™, cuir, 168000	1	Pièce
7100080253	167520	Bandeau 3M™ en éponge, 167520	10	Sac

## Appuie-tête pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100256659	536211	Appuie-tête pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, 536211	1	Pièce

## Kits d'éclairage de travail pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100185841	169200	Kit d'éclairage de travail pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, G5-01, 169200	1	Pièce

## Câbles d'alimentation pour lampe de travail pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100185829	169211	Câbles d'alimentation pour lampe de travail pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, court, 169211	1	Pièce
7100185830	169210	Câbles d'alimentation pour lampe de travail pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, long, 169210	1	Pièce

## Écrans de protection pour lampe de travail pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100191825	169205	Écran de protection pour lampe de travail pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, G5-01, 169205	20	Sac



# Protection du soudeur

## Sacs, harnais dorsaux et pochettes pour soudage 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100167362	790105	Sac de rangement pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, G5-01, 790105	1	Pièce
7100203048	790104	Sac de rangement pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, G5-02. 790104	1	Sac
7100282441	BPK-HD	Sac à dos pour Cagoule de Soudage 3M™ Speedglas™	3	Pièce

## Porte-optique grossissantes 3M™ Speedglas™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100181452	171035	Porte-optique grossissante 3M™ Speedglas™, G5-01, 171035	1	Pièce

## Optique grossissantes 3M™ Speedglas™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100090451	171020	Optique grossissante 3M™ Speedglas™, 1,0X, 171020	1	Sac
7100167333	171021	Optique grossissante 3M™ Speedglas™, 1,5X, 171021	1	Pièce
7000144517	171022	Optique grossissante 3M™ Speedglas™, 2,0X, 171022	1	Pièce
7100202360	172021	Optique grossissante 3M™ Speedglas™, 2,0X, G5-02, 171021	1	Sac
7000028023	171023	Optique grossissante 3M™ Speedglas™, 2,5X, 171023	1	Pièce
7100202361	172020	Optique grossissante 3M™ Speedglas™, 2,5X, G5-02, 172020	1	Sac
7100202396	172022	Optique grossissante 3M™ Speedglas™, 2,5X, G5-02, 172022	1	Sac
7000028033	171024	Optique grossissante 3M™ Speedglas™, 3,0X, 171024	1	Pièce

## Visières/écrans de soudage transparents 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100080231	523001	Plaque de visière transparente de soudage 3M™, 9100, antibuée, 523001	1	Sac
7000000236	523000	Plaque transparente pour visières de soudage 3M™, 9100, standard, 523000	25	Sac
7100104141	523010	Plaque transparente pour visières de soudage 3M™, 9100, vrac, 523010	1	Paquet

# Protection du soudeur

## Coques de rechange pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000044490	751190	Coque de rechange pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, 100, noir, sans filtre, 751190	1	Pièce
7000044531	560890	Coque de rechange pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, 9100 Air, sans filtre, 560890	1	Pièce
7000044502	541890	Coque de rechange pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, 9100 FX, sans filtre, 541890	1	Pièce
7000044485	501890	Coque de rechange pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, 9100, fenêtres latérales, sans filtre, 501890	1	Pièce
7000044453	701190	Coque de rechange pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, SL, sans filtre, 701190	1	Pièce
7000044573	896055	Coque de rechange pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, casque de sécurité, 9100 MP, 896055	1	Pièce
7000044572	570495	Coque de rechange pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, écran extérieur, 9100 MP, 570495	1	Pièce
7100185831	610195	Coque de rechange pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, écran extérieur, G5-01, rabattable, 610195	1	Pièce
7000044571	570895	Coque de rechange pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, écran intérieur, 9100 MP, 570895	1	Pièce
7100116822	401395	Coques de rechange pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, 9000/9002NC, 401395	1	Pièce
7100205307	621195	Coques de rechange pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, G5-02, 621195	1	Pièce

## Joint facial 3M™ Speedglas™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100161510	614000	Joint facial 3M™ Speedglas™ G5-01, 614000	1	Pièce
7100167292	534200	Joint facial 3M™ Speedglas™, 9100MP, 534200	1	Pièce
7100167238	534000	Joint facial d'étanchéité 3M™ Speedglas™, FX-Air 9100, 534000	1	Pièce
7100011654	534100	Joint facial d'étanchéité 3M™ Speedglas™, FX-Air 9100, 534100	1	Pièce

# Protection du soudeur

## Protections frontales pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000028045	532000	Panneau avant pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, 9100, réfléchissant la chaleur, argent, 532000	1	Pièce
7100185834	610501	Panneau avant rabattable pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-01, 610501	10	Pièce
7100115362	432002	Protection frontale pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ 9002NC, 432002	1	Pièce
7100203042	622000	Protection frontale pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-02, 622000	1	Pièce
7000028051	772000	Protection frontale pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, 100, Silver, 772000	1	Pièce
7010043778	532100	Protection frontale pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, 9100XXi, réfléchissant la chaleur, argent, 532100	1	Pièce
7100167200	540500	Protection frontale pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, kit, 9100FX/9100MP, 540500	1	Trousse
7100173966	610500	Protection frontale pour visière intérieure pour cagoule de soudage, visière interne, G5-01 3M™ Speedglas™, 610500	1	Sac

## Élastiques de soudage et composants d'élastiques 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000044488	536200	Élastiques pour cagoule 3M™ Speedglas™, partie arrière, cliquet, 9100, 536200	1	Pièce
7100256092	616003	Élastiques pour cagoule 3M™ Speedglas™, partie arrière, cliquet, G5-01, 616003	10	Pièce
7000028072	705015	Élastiques pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, 100/9000/SL, 705015	1	Pièce
7100001460	533000	Élastiques pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, 9100, 533000	1	Pièce
7100256086	613200	Élastiques pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, G5-01, 613200	1	Pièce
7000044487	536100	Élastiques pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, partie avant, 9100, 536100	1	Pièce
7100203041	705020	Élastiques pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, pièces d'assemblage et bandeau anti-transpiration, G5-02, 705020	1	Pièce

## Composants de glissières de casque Quick Release 3M™ Speedglas™, série QR

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100031606	197139	Composants de glissières de casque Quick Release 3M™ Speedglas™, série QR, 197139	1	Pièce
7100031854	197142	Composants de glissières de casque Quick Release 3M™ Speedglas™, série QR, pièces en caoutchouc, 197142	5	Pièce





# Habillements et vêtements de travail

# Habilllements et vêtements de travail

## Combinaisons

### Combinaison de protection 3M™ 4500

La combinaison de protection 4500 3M™ est fabriquée à partir d'un polypropylène doux et respirant offrant au porteur confort et excellente dissipation de la chaleur. Cette combinaison offre une protection de base contre la saleté, la poussière et les liquides non dangereux et est certifiée CE catégorie I.



- Combinaison de catégorie 1 conçue pour une protection légère contre les poussières et liquides non dangereux
- Le polypropylène respirant de 45 g/m<sup>2</sup> est conforme à la certification CE pour les particules et les liquides non dangereux
- Grand confort et excellente respirabilité pour une utilisation prolongée

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000089594	4500W2XL	Combinaison de protection 3M™ 4500, 2XL	20	Pièce
7000089595	4500W3XL	Combinaison de protection 3M™ 4500, 3XL	20	Pièce
7000089596	4500W4XL	Combinaison de protection 3M™ 4500, 4XL	20	Pièce
7000089592	4500WL	Combinaison de protection 3M™ 4500, L	20	Pièce
7000089591	4500WM	Combinaison de protection 3M™ 4500, M	20	Pièce
7000089590	4500WS	Combinaison de protection 3M™ 4500, S	20	Pièce
7000089593	4500WXL	Combinaison de protection 3M™ 4500, XL	20	Pièce

### Combinaison de protection 3M™ 4510

La combinaison de protection 3M™ 4510 offre une protection contre les agents infectieux, les poussières dangereuses et certaines éclaboussures légères. Notre PE stratifié comprend des micropores qui permettent à la chaleur et à l'humidité de s'évaporer de la peau à travers la combinaison, qui offre une solution légère et confortable tout en étant protectrice.



- Combinaison de type 5/6 conçue pour offrir une protection contre les poussières dangereuses et des projections liquides limitées.
- Protection contre les agents biologiques EN 14126
- Fabriqué en non tissé léger et doux recouvert d'un stratifié microporeux respirable pour assurer une bonne résistance et une protection contre les projections

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000089665	4510XXL	Combinaison de protection 3M™ 4510, 2XL	20	Pièce
7000089666	45103XL	Combinaison de protection 3M™ 4510, 3XL	20	Pièce
7000089667	45104XL	Combinaison de protection 3M™ 4510, 4XL	20	Pièce
7000089663	4510L	Combinaison de protection 3M™ 4510, L	20	Pièce
7000089662	4510M	Combinaison de protection 3M™ 4510, M	20	Pièce
7000089661	4510S	Combinaison de protection 3M™ 4510, S	20	Pièce
7000089664	4510XL	Combinaison de protection 3M™ 4510, XL	20	Pièce

# Habilllements et vêtements de travail

## Combinaison de protection 3M™ 4515

La combinaison de protection 3M™ 4515 est une combinaison solide en tissu SMS 50 g/m<sup>2</sup> offrant un excellent niveau de confort et de respirabilité. Elle peut être portée confortablement pendant des périodes prolongées ce qui contribue à augmenter la productivité. Certifiée CE, elle protège contre les poussières toxiques de type 5, les éclaboussures liquides de type 6 et les particules radioactives conformément à la norme EN-1073-2. Cette solution économique est également disponible en plusieurs coloris, afin de faciliter l'identification et le zonage.



- Combinaison type 5/6 conçu pour offrir une protection contre les poussières dangereuses, comme les fibres d'amiante
- Fabriquée dans un tissu SMS non tissé hautement perméable à l'air pour une libération efficace de la chaleur du corps et de l'humidité et un stress thermique réduit
- Tissu SMS 50 g/m<sup>2</sup> souple et robuste pour optimiser les performances

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000089623	4515B3XL	4515 type 5/6 - bleu, taille 3XL particulièrement perméable à la vapeur d'eau, fermeture éclair détachable, matériau SMS, ne peluche pas	20	Pièce
7000089624	4515B4XL	4515 type 5/6 - bleu, taille 4XL particulièrement perméable à la vapeur d'eau, fermeture éclair détachable, matériau SMS, ne peluche pas	20	Pièce
7000089618	4515BS	4515 type 5/6 - bleu, taille S particulièrement perméable à la vapeur d'eau, fermeture éclair détachable, matériau SMS, ne peluche pas	20	Pièce
7000089615	4515W2XL	Combinaison de protection 3M™ 4515, 2XL, blanche	20	Pièce
7000089622	4515B2XL	Combinaison de protection 3M™ 4515, 2XL, bleue	20	Pièce
7000089636	4515O2XL	Combinaison de protection 3M™ 4515, 2XL, orange	20	Pièce
7000089616	4515W3XL	Combinaison de protection 3M™ 4515, 3XL, blanche	20	Pièce
7000089637	4515O3XL	Combinaison de protection 3M™ 4515, 3XL, orange	20	Pièce
7000089617	4515W4XL	Combinaison de protection 3M™ 4515, 4XL, blanche	20	Pièce
7000089613	4515WL	Combinaison de protection 3M™ 4515, L, blanche	20	Pièce
7000089620	4515BL	Combinaison de protection 3M™ 4515, L, bleue	20	Pièce
7000089634	4515OL	Combinaison de protection 3M™ 4515, L, orange	20	Pièce
7000089612	4515WM	Combinaison de protection 3M™ 4515, M, blanche	20	Pièce
7000089619	4515BM	Combinaison de protection 3M™ 4515, M, bleue	20	Pièce
7000089633	4515OM	Combinaison de protection 3M™ 4515, M, orange	20	Pièce
7000089611	4515WS	Combinaison de protection 3M™ 4515, S, blanche	20	Pièce
7000089614	4515WXL	Combinaison de protection 3M™ 4515, XL, blanche	20	Pièce
7000089621	4515BXL	Combinaison de protection 3M™ 4515, XL, bleue	20	Pièce
7000089635	4515OXL	Combinaison de protection 3M™ 4515, XL, orange	20	Pièce

# Habillements et vêtements de travail

## Combinaison de protection 3M™ 4520

La combinaison de protection 3M™ 4520 offre de nombreuses couches de SMMMS pour une résistance et une tenue optimale, le tout pour une légèreté exceptionnelle de 43 g/m<sup>2</sup>. Superbement respirant et doux comme un vêtement, elle se porte confortablement pendant des périodes prolongées et assure une protection contre les décharges d'électricité statique, les particules dangereuses et les projections liquides de type 5/6.



- Combinaison de type 5/6 fabriquée à partir de matériaux extrêmement légers et respirants, et conçue pour protéger des poussières dangereuses et de projections et pulvérisations liquides limitées
- Fabriquée dans un tissu SMMMS multicouches non tissé extrêmement perméable à l'air pour une libération efficace de la chaleur du corps et de l'humidité et un stress thermique réduit
- SMS multicouches doux et robuste, 43 g/m<sup>2</sup>, pour une bonne performance

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000034764	4520XXL	Combinaison de protection 3M™ 4520, 2XL	20	Pièce
7000089643	45203XL	Combinaison de protection 3M™ 4520, 3XL	20	Pièce
7000089644	45204XL	Combinaison de protection 3M™ 4520, 4XL	20	Pièce
7100052199	4520CS2XL	Combinaison de protection 3M™ 4520CS, 2XL	20	Pièce
7000034762	4520L	Combinaison de protection 3M™ 4520, L	20	Pièce
7000034761	4520M	Combinaison de protection 3M™ 4520, M	20	Pièce
7000089642	4520S	Combinaison de protection 3M™ 4520, S	20	Pièce
7000034763	4520XL	Combinaison de protection 3M™ 4520, XL	20	Pièce
7100048969	4520CSL	Combinaison de protection 3M™ 4520CS, L	20	Pièce
7100048967	4520CSM	Combinaison de protection 3M™ 4520CS, M	20	Pièce
7100048964	4520CSXL	Combinaison de protection 3M™ 4520CS, XL	20	Pièce

## Combinaison de protection 3M™ 4530

La combinaison de protection 3M™ 4530 bénéficie d'un traitement spécial qui offre une résistance aux flammes pour lui permettre d'être portée sur un vêtement d'indice FR 2 ou 3, améliorant la protection contre les éclaboussures chimiques et les poussières dangereuses et prolongeant le cycle de vie grâce à un lavage réduit. Certifiée conforme à la protection de catégorie III contre les poussières et éclaboussures dangereuses de type 5/6, et antistatique selon la norme EN 1149.



- Excellente barrière contre les particules sèches et les petites éclaboussures de liquide (CE de type 5/6)
- SMS multicouches doux et robuste, 54 g/m<sup>2</sup>, pour une bonne performance
- Fabriquée dans un tissu SMMS multicouches non tissé extrêmement perméable à l'air pour une libération efficace de la chaleur du corps et de l'humidité et un stress thermique réduit

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000109014	4530XXL	Combinaison de protection 3M™ 4530, 2XL	20	Pièce
7000109015	45303XL	Combinaison de protection 3M™ 4530, 3XL	20	Pièce
7000109012	4530L	Combinaison de protection 3M™ 4530, L	20	Pièce
7000109011	4530M	Combinaison de protection 3M™ 4530, M	20	Pièce
7100214328	4530S	Combinaison de protection 3M™ 4530, S	20	Pièce
7000109013	4530XL	Combinaison de protection 3M™ 4530, XL	20	Pièce



# Habilllements et vêtements de travail

## Combinaison de protection 3M™ 4532+

La combinaison de protection 3M™ 4532+ est recouverte d'un traitement spécial exclusif qui lui confère une résistance accrue aux liquides et une meilleure étanchéité aux huiles et à l'alcool. Certifiée de type 5 pour les particules dangereuses et de type 6 pour les petites éclaboussures de produits chimiques, elle associe le confort doux et extrêmement respirant d'un tissu SSMMS multicouches avec les caractéristiques de protection contre les liquides normalement associées à un tissu laminé.



- Matériau bénéficiant d'un traitement spécial exclusif qui lui confère une résistance accrue aux huiles et à l'alcool
- SSMMS multicouches doux et robuste de 52 g/m<sup>2</sup>, pour une bonne performance
- Fabriquée dans un tissu SSMMS multicouches non tissé extrêmement perméable à l'air pour une libération efficace de la chaleur du corps et de l'humidité et un stress thermique réduit

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100016008	4532+B2XL	Combinaison de protection 3M™ 4532+, 2XL, bleue	20	Pièce
7100015996	4532+B3XL	Combinaison de protection 3M™ 4532+, 3XL, bleue	20	Pièce
7100015994	4532+BL	Combinaison de protection 3M™ 4532+, L, bleue	20	Pièce
7100015993	4532+BM	Combinaison de protection 3M™ 4532+, M, bleue	20	Pièce
7100015967	4532+BS	Combinaison de protection 3M™ 4532+, S, bleue	20	Pièce
7100015922	4532+BXL	Combinaison de protection 3M™ 4532+, XL, bleue	20	Pièce
7100015991	4532+W2XL	Combinaison de protection 3M™ 4532+, 2XL, blanc froid	20	Pièce
7100016018	4532+W4XL	Combinaison de protection 3M™ 4532+, 4XL, blanc froid	20	Pièce
7100016012	4532+WL	Combinaison de protection 3M™ 4532+, L, blanc froid	20	Pièce
7100015949	4532+WM	Combinaison de protection 3M™ 4532+, M, blanc froid	20	Pièce
7100016000	4532+WS	Combinaison de protection 3M™ 4532+, S, blanc froid	20	Pièce
7100015923	4532+WXL	Combinaison de protection 3M™ 4532+, XL, blanc froid	20	Pièce

# Habilllements et vêtements de travail

## Combinaison de protection 3M™ 4535

La combinaison de protection 3M™ 4535 assure l'équilibre idéal entre la protection et le confort. L'avant de la combinaison est constitué d'un matériau doux non tissé robuste et peu pelucheux de 60 g/m<sup>2</sup>, recouvert d'un stratifié microporeux pour un dégagement de particules minimal et une protection accrue contre les projections, combiné à un panneau dorsal en tissu SSMMS multicouches pour une respirabilité optimale. La combinaison de protection 3M 4535 agit comme une barrière contre les éclaboussures de liquides et les particules dangereuses.



- Combinaison de type 5/6 en tissu extrêmement doux, léger mais durable, qui offre une protection efficace contre les particules dangereuses et les projections liquides limitées
- La capuche spéciale à pans respirants associée à de grands panneaux dorsaux également respirants réduit le risque de stress thermique dans les environnements chauds
- Une fermeture à glissière double curseur avec rabat anti-tempête et des ouvertures élastiques réduisent le risque d'exposition cutanée

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100217012	4535S	4535 type 5/6 - blanc/bleu, taille S dos perméable à la vapeur d'eau, fermeture éclair détachable, matériau SMMMS et PE, manchettes en tricot	20	Pièce
7100216850	45353XL	Combinaison de protection 3M™ 4535, 3XL	20	Pièce
7100216888	45354XL	Combinaison de protection 3M™ 4535, 4XL	20	Pièce
7100217011	4535M	Combinaison de protection 3M™, 4535-M	20	Pièce
7100216889	45352XL	Combinaison de protection 3M™, 4535-2XL	20	Pièce
7100217010	4535L	Combinaison de protection 3M™, 4535-L	20	Pièce
7100216848	4535XL	Combinaison de protection 3M™, 4535-XL	20	Pièce

### Focus

## Combinaison de protection 3M™ 4540+

La combinaison de protection 3M™ 4540+ est fabriquée dans un double matériau non tissé stratifié et comporte un triangle dorsal SMMMS multicouches perméable à l'air pour un confort amélioré. Cette combinaison légère et souple offre une excellente barrière contre les particules dangereuses et certaines éclaboussures légères.



- Excellente barrière contre les particules sèches et certaines éclaboussures de liquide chimique (CE de type 5/6)
- Le matériau stratifié microporeux souple et léger enveloppe parfaitement le corps pour assurer une grande liberté de mouvement
- Capuche à 3 pans, fermeture à glissière double curseur avec rabat anti-tempête adhésivé, élastiques au niveau du dos et des chevilles pour réduire le risque d'exposition cutanée

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100036529	4540+2XL	Combinaison de protection 3M™ 4540+, 2XL	20	Pièce
7100041597	4540+3XL	Combinaison de protection 3M™ 4540+, 3XL	20	Pièce
7100041420	4540+4XL	Combinaison de protection 3M™ 4540+, 4XL	20	Pièce
7100040416	4540+L	Combinaison de protection 3M™ 4540+, L	20	Pièce
7100040087	4540+M	Combinaison de protection 3M™ 4540+, M	20	Pièce
7100040415	4540+S	Combinaison de protection 3M™ 4540+, S	20	Pièce
7100040086	4540+XL	Combinaison de protection 3M™ 4540+, XL	20	Pièce

# Habilllements et vêtements de travail

## Focus

### Combinaison de protection 3M™ 4545

La combinaison de protection 3M™ 4545 est fabriquée avec un non-tissé sophistiqué à deux composants qui offre une résistance à la traction élevée et est recouverte d'un stratifié microporeux à effet peluche ultra-faible pour fournir une excellente barrière contre les éclaboussures dangereuses, les agents infectieux et les particules.

- Conçue pour être confortable mais d'une grande protection contre les poussières dangereuses de catégorie III, type 5/6 et les projections de liquide limitées
- Le matériau stratifié microporeux souple et léger enveloppe parfaitement le corps pour assurer une grande liberté de mouvement
- Capuche à 3 pans, fermeture à glissière double curseur avec rabat anti-tempête adhésivé, élastiques au niveau du dos et des chevilles pour réduire le risque d'exposition cutanée



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100198132	45452XL	Combinaison de protection 3M™ 4545, 2XL	20	Pièce
7100196882	45453XL	Combinaison de protection 3M™ 4545, 3XL	20	Pièce
7100198241	4545L	Combinaison de protection 3M™ 4545, L	20	Pièce
7100198129	4545M	Combinaison de protection 3M™ 4545, M	20	Pièce
7100198128	4545S	Combinaison de protection 3M™ 4545, S	20	Pièce
7100198131	4545XL	Combinaison de protection 3M™ 4545, XL	20	Pièce

### Combinaison de protection 3M™ 4570

Fabriquée dans un stratifié PE non microporeux résistant de 92 g/m<sup>2</sup>, la combinaison de protection 3M™ 4570 présente un double système de fermeture avant et une grande fermeture à glissière pour un port facile. Cette combinaison constitue une excellente barrière contre les projections liquides, les pulvérisations par jet de type 3 ainsi que les particules dangereuses de classe 2 selon la norme EN 1073-2.

- Vêtement de protection chimique haute performance, certifié conforme aux niveaux de protection prévus par la directive relative aux EPI de catégorie III, type 3/4/5/6, assurant une protection contre toute une série de pulvérisations par jet de produits chimiques
- Fabriqué à partir d'un non tissé stratifié de 92 g/m<sup>2</sup> avec des coutures de protection chimique coextrudées et scellées
- Système intégré de double rabat de protection avec anneaux d'ouverture extra larges pour faciliter l'enfilage et le retrait des gants



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000089691	45702XL	Combinaison de protection 3M™ 4570, 2XL	12	Pièce
7000089692	45703XL	Combinaison de protection 3M™ 4570, 3XL	12	Pièce
7000089689	4570L	Combinaison de protection 3M™ 4570, L	12	Pièce
7000089688	4570M	Combinaison de protection 3M™ 4570, M	12	Pièce
7000089687	4570S	Combinaison de protection 3M™ 4570, S	12	Pièce
7000089690	4570XL	Combinaison de protection 3M™ 4570, XL	12	Pièce

# Habilllements et vêtements de travail

## Combinaison pour atelier de peinture 3M™ 50198

La combinaison pour atelier de peinture 3M™ 50198 est conforme aux normes CE de catégorie III, type 5/6. Elle est certifiée EN 119 pour réduire l'accumulation de charge statique. Fabriquée à partir d'un stratifié très solide à effet peluche faible sur le devant, elle dispose d'un panneau triangulaire respirant en tissu SMMS multicouches dans le dos pour offrir un équilibre optimal entre protection et confort.

- Excellente barrière contre les particules sèches et certaines éclaboussures de liquide chimique (CE de type 5/6)
- Le revêtement antistatique EN 1149-5 réduit les décharges d'électricité statique et le risque d'étincelles
- Résiste aux particules nucléaires selon la norme EN 1073-2



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000085107	50198XXL	Combinaison pour atelier de peinture 3M™ 50198, 2XL	25	Pièce
7000085110	50198L	Combinaison pour atelier de peinture 3M™ 50198, L	25	Pièce
7000085109	50198M	Combinaison pour atelier de peinture 3M™ 50198, M	25	Pièce
7000085108	50198XL	Combinaison pour atelier de peinture 3M™ 50198, XL	25	Pièce

## Combinaison réutilisable pour atelier de peinture 3M™ 50425

La combinaison réutilisable pour atelier de peinture 3M™ 50425 protège l'utilisateur et ses vêtements dans une grande variété d'environnements et de situations. Extrêmement confortable, elle est en polyester léger et respirant.

- Combinaison réutilisable pour les tâches générales de l'atelier
- Lavable
- Matériau à effet peluche faible



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000034321	50425XXL	Combinaison réutilisable 3M™ 50425, 2XL	10	Pièce
7000034319	50425L	Combinaison réutilisable 3M™ 50425, L	10	Pièce
7000034318	50425M	Combinaison réutilisable 3M™ 50425, M	10	Pièce
7000034320	50425XL	Combinaison réutilisable 3M™ 50425, XL	10	Pièce

# Habilllements et vêtements de travail

## Blouses de laboratoire

### Blouse de laboratoire jetable 3M™ 4440

La blouse de laboratoire 3M™ 4440 offre une barrière contre les éclaboussures de liquide et les substances non dangereuses, idéale pour les applications légères. La blouse de laboratoire est faite du même matériau stratifié que la combinaison de protection 3M™ 4535 type 5/6.



- Blouse de laboratoire de catégorie 1 en matière légère et respirante, idéale pour les applications légères
- Avec traitement antistatique
- Fermeture à glissière sur le devant

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000089712	44402XL	Blouse de laboratoire 3M™ 4440, 2XL	50	Pièce
7000089713	44403XL	Blouse de laboratoire 3M™ 4440, 3XL	50	Pièce
7000089714	44404XL	Blouse de laboratoire 3M™ 4440, 4XL	50	Pièce
7000089710	4440L	Blouse de laboratoire 3M™ 4440, L	50	Pièce
7000089709	4440M	Blouse de laboratoire 3M™ 4440, M	50	Pièce
7000089708	4440S	Blouse de laboratoire 3M™ 4440, S	50	Pièce
7000089711	4440XL	Blouse de laboratoire 3M™ 4440, XL	50	Pièce

### Blouse pour visiteurs 3M™ 4400

La blouse pour visiteurs 3M™ 4400 en polypropylène doux et perméable à l'air, est idéale pour les applications d'hygiène.



- Blouse pour visiteur en matière légère et respirante, idéale pour les applications d'hygiène
- Avec traitement antistatique
- Fermeture à glissière sur le devant

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000089697	4400W2XL	Blouse pour visiteurs 3M™ 4400, 2XL	50	Pièce
7000089698	4400W3XL	Blouse pour visiteurs 3M™ 4400, 3XL	50	Pièce
7000089699	4400W4XL	Blouse pour visiteurs 3M™ 4400, 4XL	50	Pièce
7000034777	4400WL	Blouse pour visiteurs 3M™ 4400, L	50	Pièce
7000089695	4400WM	Blouse pour visiteurs 3M™ 4400, M	50	Pièce
7000034776	4400WS	Blouse pour visiteurs 3M™ 4400, S	50	Pièce
7000089696	4400WXL	Blouse pour visiteurs 3M™ 4400, XL	50	Pièce

# Habilllements et vêtements de travail

## Accessoires de vêtements de protection

### Couvre-bottes de protection jetables 3M™ série 450

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000088638	450OVER	Couvre-bottes de protection jetables 3M™ série 450, taille unique	100	Paire

### Couvre-bottes de protection jetables 3M™ série 440

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000089719	440	Couvre-bottes de protection jetables 3M™ série 440, taille unique	200	Pièce

### Couvre-chaussures de protection jetables 3M™ série 442

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000089720	442	Couvre-chaussures de protection jetables 3M™ série 442, taille unique	300	Pièce

### Couvre-chaussures de protection jetables 3M™ série 402

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000089721	402	Couvre-chaussures de protection jetables 3M™ série 402, antidérapants, taille unique	300	Pièce

### Manchons de protection jetables 3M™ série 444

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000089717	444	Manchettes de protection jetables 3M™ série 444, taille unique	300	Pièce

### Cagoule de protection jetable 3M™ série 446

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000089715	446	Cagoule de protection jetable 3M™ série 446, blanche, taille standard	300	Pièce

# Index de Produits

Référence	Page
7000000142	44
7000000144	44
7000000145	45
7000000147	45
7000000149	45
7000000151	45
7000000156	51
7000000157	53
7000000158	50
7000000159	50
7000000182	166
7000000183	166
7000000206	166
7000000217	155
7000000218	155
7000000219	155
7000000221	162
7000000223	166
7000000225	166
7000000226	166
7000000227	166
7000000230	167
7000000236	169
7000001898	23
7000001945	24
7000002042	23
7000002387	82
7000002409	82
7000006980	10
7000009698	118
7000009701	119
7000021315	21
7000027992	46
7000027993	51
7000028006	167
7000028010	164
7000028023	169
7000028033	169
7000028043	163
7000028044	162
7000028045	171
7000028051	171
7000028062	165
7000028067	165
7000028072	171
7000028074	163
7000028075	163
7000029587	23
7000029735	20
7000030031	11
7000032083	20
7000032466	141
7000032480	145
7000032481	145
7000032483	145
7000032493	143
7000032494	143
7000032497	146

Référence	Page
7000032498	146
7000032500	147
7000032501	148
7000034318	180
7000034319	180
7000034320	180
7000034321	180
7000034734	10
7000034738	11
7000034739	11
7000034740	11
7000034746	21
7000034747	21
7000034749	21
7000034750	21
7000034751	21
7000034761	176
7000034762	176
7000034763	176
7000034764	176
7000034776	181
7000034777	181
7000037673	20
7000037674	20
7000037675	20
7000038198	68
7000038199	71
7000038200	71
7000038202	69
7000038203	68
7000038205	76
7000038206	76
7000038207	77
7000038208	77
7000038210	77
7000038211	77
7000038212	77
7000038214	78
7000038216	122
7000039616	76
7000039617	76
7000039618	76
7000039619	77
7000039620	77
7000039621	77
7000039622	77
7000039623	77
7000039624	77
7000039648	99
7000039650	99
7000039680	78
7000039681	78
7000039713	118
7000039714	118
7000039715	118
7000039716	118
7000039717	118
7000039718	118

Référence	Page
7000039719	119
7000039720	119
7000039721	119
7000039722	119
7000040037	99
7000042672	41
7000042673	53
7000042674	53
7000042675	48
7000042676	52
7000042677	52
7000042678	52
7000042683	51
7000042684	51
7000042685	51
7000042907	50
7000042917	51
7000043086	140
7000044238	48
7000044241	53
7000044242	52
7000044300	44
7000044301	44
7000044302	45
7000044308	51
7000044317	48
7000044338	158
7000044367	168
7000044371	167
7000044404	51
7000044417	48
7000044425	48
7000044451	162
7000044453	170
7000044485	170
7000044487	171
7000044488	171
7000044490	170
7000044502	170
7000044521	154
7000044527	165
7000044531	170
7000044532	154
7000044560	156
7000044564	160
7000044571	170
7000044572	170
7000044573	170
7000044586	163
7000044615	159
7000044619	160
7000052348	20
7000052710	69
7000052711	69
7000052712	68
7000052713	67
7000052714	67
7000052715	70

Référence	Page
7000052844	68
7000052845	69
7000052879	80
7000052881	81
7000052882	81
7000052883	82
7000052884	81
7000052909	11
7000059880	49
7000059883	20
7000061550	20
7000061554	13
7000061556	13
7000061558	20
7000061868	148
7000061918	141
7000061919	141
7000061920	141
7000061921	141
7000061924	145
7000061926	147
7000061936	143
7000061939	146
7000061941	146
7000061943	146
7000062167	143
7000062428	147
7000062781	146
7000062782	146
7000062783	146
7000062786	146
7000062913	143
7000068092	16
7000085107	180
7000085108	180
7000085109	180
7000085110	180
7000087291	29
7000088331	53
7000088345	54
7000088638	182
7000088730	9
7000088787	11
7000088835	10
7000088836	10
7000089105	21
7000089106	21
7000089396	69
7000089405	72
7000089406	72
7000089407	73
7000089416	126
7000089590	174
7000089591	174
7000089592	174
7000089593	174
7000089594	174
7000089595	174

# Index de Produits

Référence	Page
7000089596	174
7000089611	175
7000089612	175
7000089613	175
7000089614	175
7000089615	175
7000089616	175
7000089617	175
7000089618	175
7000089619	175
7000089620	175
7000089621	175
7000089622	175
7000089623	175
7000089624	175
7000089633	175
7000089634	175
7000089635	175
7000089636	175
7000089637	175
7000089642	176
7000089643	176
7000089644	176
7000089661	174
7000089662	174
7000089663	174
7000089664	174
7000089665	174
7000089666	174
7000089667	174
7000089687	179
7000089688	179
7000089689	179
7000089690	179
7000089691	179
7000089692	179
7000089695	181
7000089696	181
7000089697	181
7000089698	181
7000089699	181
7000089708	181
7000089709	181
7000089710	181
7000089711	181
7000089712	181
7000089713	181
7000089714	181
7000089715	182
7000089717	182
7000089719	182
7000089720	182
7000089721	182
7000095022	148
7000103721	70
7000103727	71
7000103729	72
7000103730	73

Référence	Page
7000103732	67
7000103733	67
7000103735	71
7000103736	68
7000103737	76
7000103745	71
7000103747	69
7000103748	68
7000103757	71
7000103777	68
7000103787	78
7000103788	125
7000103790	122
7000103791	125
7000103792	125
7000103793	125
7000103796	70
7000103918	51
7000103964	50
7000103966	47
7000103967	51
7000103970	49
7000103971	47
7000103972	48
7000103973	48
7000103979	52
7000103980	52
7000103987	74
7000103988	74
7000103989	74
7000103990	74
7000103991	75
7000103992	75
7000103993	75
7000103994	75
7000103995	76
7000103996	76
7000104037	44
7000104045	79
7000104046	79
7000104047	79
7000104048	79
7000104049	79
7000104051	119
7000104052	119
7000104055	119
7000104061	54
7000104116	68
7000104156	122
7000104176	13
7000104177	13
7000104178	13
7000104208	121
7000104209	121
7000104210	121
7000104211	121
7000104212	121
7000104213	121

Référence	Page
7000107754	78
7000107763	77
7000107783	128
7000107956	128
7000107958	78
7000107979	77
7000108016	79
7000108029	128
7000108030	128
7000108040	99
7000108175	126
7000108283	97
7000108287	118
7000108288	118
7000108289	119
7000108290	118
7000108291	118
7000108292	118
7000108293	118
7000108294	118
7000108295	118
7000108296	118
7000108297	118
7000108298	118
7000108315	119
7000108316	119
7000108317	119
7000108322	118
7000108376	97
7000108492	89
7000108538	97
7000108540	92
7000108541	92
7000108542	92
7000108590	29
7000109011	176
7000109012	176
7000109013	176
7000109014	176
7000109015	176
7000112017	14
7000127268	98
7000141077	100
7000144498	42
7000144499	50
7000144501	47
7000144502	47
7000144503	47
7000144504	47
7000144505	47
7000144517	169
7000144522	167
7000144525	165
7000144540	164
7000144936	128
7000146481	127
7000146845	14
7000146847	14

Référence	Page
7000146849	14
7000147271	100
7010043778	171
7010044372	99
7010528331	147
7100001460	171
7100001829	51
7100001960	119
7100002023	118
7100003010	10
7100003083	167
7100004634	24
7100004635	23
7100004636	24
7100005643	47
7100005806	52
7100006000	21
7100006209	141
7100006955	50
7100006958	48
7100010253	47
7100010410	146
7100010431	145
7100010682	141
7100011265	126
7100011287	45
7100011652	155
7100011654	170
7100014390	146
7100015050	20
7100015051	18
7100015052	18
7100015922	177
7100015923	177
7100015949	177
7100015967	177
7100015974	18
7100015991	177
7100015993	177
7100015994	177
7100015996	177
7100016000	177
7100016008	177
7100016012	177
7100016018	177
7100016085	101
7100016690	166
7100016691	166
7100016704	126
7100016860	166
7100018809	37
7100018861	37
7100018994	14
7100018995	14
7100020699	14
7100020971	39
7100020995	39
7100020996	39



# Index de Produits

Référence	Page
7100020997	39
7100020998	39
7100020999	39
7100021247	49
7100021248	49
7100021251	49
7100021252	49
7100021255	49
7100021336	49
7100022221	164
7100024108	54
7100029146	122
7100029680	125
7100030107	119
7100031606	171
7100031854	171
7100032397	162
7100032645	147
7100032898	161
7100033247	119
7100033454	119
7100033455	119
7100033456	119
7100034169	82
7100035841	52
7100035843	49
7100035845	49
7100035846	51
7100036529	178
7100036882	47
7100038562	50
7100040086	178
7100040087	178
7100040415	178
7100040416	178
7100041420	178
7100041597	178
7100048964	176
7100048967	176
7100048969	176
7100049480	127
7100050502	143
7100050720	28
7100052193	20
7100052199	176
7100053532	38
7100055314	48
7100055548	154
7100055580	156
7100057145	10
7100062125	80
7100062126	83
7100062127	83
7100062128	83
7100063118	79
7100063882	51
7100063883	51
7100063886	54

Référence	Page
7100063895	54
7100063944	51
7100064141	54
7100064142	51
7100064281	99
7100064410	80
7100064519	100
7100064600	100
7100064688	100
7100064963	73
7100066103	28
7100066104	28
7100066105	28
7100066371	88
7100066387	88
7100066388	88
7100067410	99
7100069524	50
7100069736	81
7100074090	89
7100074368	144
7100075338	100
7100075380	100
7100075611	99
7100077171	121
7100077179	121
7100077208	121
7100077212	121
7100077280	121
7100077281	121
7100078880	134
7100078881	138
7100078882	138
7100078883	138
7100078986	134
7100078987	134
7100078988	134
7100078989	134
7100079870	45
7100079871	45
7100079872	46
7100079873	46
7100079874	46
7100080184	138
7100080185	138
7100080186	138
7100080187	138
7100080220	166
7100080221	162
7100080223	168
7100080224	167
7100080227	166
7100080228	166
7100080229	166
7100080231	169
7100080240	164
7100080246	168
7100080248	164

Référence	Page
7100080252	49
7100080253	168
7100080254	128
7100080258	138
7100081292	148
7100081293	147
7100081542	10
7100081543	10
7100082484	127
7100083193	119
7100088372	99
7100088417	94
7100088423	91
7100088424	91
7100088455	91
7100088456	91
7100089592	72
7100090450	166
7100090451	169
7100091323	10
7100092247	166
7100092252	166
7100092586	128
7100092588	128
7100092589	128
7100095525	74
7100095526	74
7100095550	76
7100095551	75
7100095553	75
7100096305	122
7100097443	74
7100097444	75
7100097605	75
7100098836	94
7100098846	36
7100098897	94
7100098898	94
7100098908	36
7100098910	94
7100098956	94
7100098974	94
7100099097	98
7100099577	49
7100099844	97
7100099845	97
7100099853	50
7100099854	50
7100099881	97
7100099883	97
7100099908	50
7100099909	52
7100100079	167
7100100262	73
7100100263	70
7100100637	70
7100100638	70
7100101091	10

Référence	Page
7100101874	79
7100102568	147
7100103087	88
7100103396	120
7100103558	120
7100103562	120
7100103563	120
7100103587	119
7100103588	120
7100104141	169
7100104142	166
7100104310	21
7100104312	21
7100104317	21
7100104324	120
7100104327	21
7100104449	120
7100106682	167
7100106703	97
7100106867	97
7100108745	166
7100108831	166
7100111802	69
7100112102	100
7100112112	99
7100112180	133
7100112333	160
7100112335	156
7100112650	167
7100112712	137
7100112713	137
7100112715	137
7100112716	137
7100112717	137
7100112718	137
7100112721	137
7100112724	137
7100112725	147
7100113020	81
7100113098	12
7100113101	12
7100113102	12
7100113103	12
7100113104	28
7100113507	95
7100113964	98
7100114034	95
7100114612	135
7100114613	135
7100114634	162
7100114948	135
7100115362	171
7100116822	170
7100116824	156
7100122439	79
7100134313	9
7100134314	9
7100134761	137

# Index de Produits

Référence	Page
7100135289	48
7100135719	165
7100135815	12
7100137832	53
7100137850	54
7100137903	54
7100137904	54
7100137905	54
7100138120	9
7100138357	9
7100140500	41
7100140750	127
7100144401	166
7100146291	145
7100146292	145
7100148026	134
7100148052	134
7100148072	134
7100148073	134
7100148074	134
7100148075	134
7100148081	134
7100148082	134
7100148456	165
7100148985	126
7100150921	52
7100150925	47
7100153224	19
7100153226	19
7100153231	19
7100153235	19
7100153236	19
7100153423	94
7100153479	94
7100153481	94
7100161510	170
7100166681	157
7100166682	157
7100166688	157
7100166689	157
7100166692	157
7100166694	41
7100166696	158
7100166697	158
7100166698	158
7100166702	157
7100166705	157
7100166706	157
7100166717	157
7100166718	155
7100166720	157
7100166721	155
7100166722	155
7100166723	159
7100166725	155
7100166732	155
7100166734	157
7100166735	157

Référence	Page
7100167200	171
7100167238	170
7100167239	167
7100167240	167
7100167242	163
7100167292	170
7100167333	169
7100167334	167
7100167362	169
7100167881	165
7100169180	38
7100169234	168
7100171979	13
7100171980	13
7100172003	13
7100172004	13
7100172005	13
7100172006	13
7100173404	168
7100173966	171
7100175093	116
7100175094	116
7100175095	116
7100175096	116
7100175097	116
7100175098	116
7100175099	116
7100175100	116
7100175101	116
7100175511	116
7100175512	116
7100175533	116
7100175534	116
7100175535	116
7100175536	116
7100175537	116
7100175538	117
7100175539	117
7100175545	117
7100175546	117
7100175547	117
7100175553	117
7100175587	126
7100175589	126
7100175590	127
7100175591	117
7100175592	117
7100175593	117
7100175594	117
7100175595	117
7100175596	117
7100175597	117
7100175598	117
7100175599	117
7100175600	117
7100175601	117
7100175602	117
7100175603	117

Référence	Page
7100175604	117
7100175605	117
7100175606	117
7100176840	125
7100176968	125
7100176972	125
7100180680	128
7100180681	126
7100180682	126
7100180703	126
7100181383	167
7100181452	169
7100181558	24
7100184498	28
7100185109	135
7100185183	144
7100185268	135
7100185269	135
7100185278	135
7100185279	133
7100185289	135
7100185290	144
7100185291	135
7100185292	135
7100185618	161
7100185762	100
7100185795	100
7100185797	100
7100185799	100
7100185800	100
7100185817	167
7100185829	168
7100185830	168
7100185831	170
7100185832	167
7100185833	167
7100185834	171
7100185839	167
7100185841	168
7100185845	167
7100185847	167
7100185852	161
7100186963	167
7100188168	28
7100189372	50
7100189597	50
7100189979	167
7100190170	166
7100190171	168
7100191443	100
7100191444	100
7100191825	168
7100193170	100
7100193227	100
7100193228	100
7100193229	100
7100194360	88
7100195906	91

Référence	Page
7100195960	91
7100195961	91
7100195976	91
7100196045	91
7100196882	179
7100197270	19
7100197283	19
7100197284	19
7100197285	19
7100197286	19
7100197481	19
7100197556	100
7100197565	100
7100197566	100
7100197568	100
7100197572	100
7100197718	100
7100197719	100
7100198128	179
7100198129	179
7100198131	179
7100198132	179
7100198241	179
7100199150	11
7100199151	11
7100199170	11
7100199244	11
7100199505	11
7100199506	11
7100199511	11
7100199512	11
7100201938	93
7100202350	166
7100202360	169
7100202361	169
7100202396	169
7100203041	171
7100203042	171
7100203048	169
7100203150	96
7100203297	96
7100203298	96
7100203299	96
7100203302	96
7100203635	95
7100203636	95
7100203637	95
7100203638	96
7100203639	96
7100204034	161
7100204388	93
7100204418	93
7100204419	93
7100204420	93
7100204422	93
7100205297	90
7100205299	90
7100205302	90

# Index de Produits

Référence	Page
7100205304	90
7100205305	166
7100205306	153
7100205307	170
7100205729	96
7100206559	124
7100206560	124
7100206561	124
7100206562	124
7100206581	124
7100206582	124
7100206586	124
7100206593	124
7100206891	19
7100206892	19
7100207096	124
7100207323	100
7100208068	124
7100208382	139
7100208751	139
7100208793	139
7100208815	139
7100208817	139
7100208818	139
7100208819	139
7100208820	139
7100208825	139
7100208826	139
7100209252	142
7100209340	142
7100209384	142
7100209413	142
7100209416	142
7100209425	142
7100209426	142
7100209427	142
7100209428	142
7100209430	142
7100209600	139
7100212096	125
7100214328	176
7100216191	144
7100216192	144
7100216261	140
7100216507	140
7100216514	144
7100216582	144
7100216595	140
7100216617	144
7100216621	140
7100216848	178
7100216850	178
7100216888	178
7100216889	178
7100217010	178
7100217011	178
7100217012	178
7100217397	165

Référence	Page
7100217750	123
7100217836	124
7100217837	123
7100217838	123
7100217844	123
7100217846	123
7100217847	123
7100217850	124
7100217852	123
7100217854	123
7100217856	123
7100217857	123
7100217858	123
7100217859	123
7100217860	124
7100217861	123
7100217862	123
7100217863	123
7100217864	123
7100217865	123
7100217866	123
7100217867	123
7100217868	123
7100217873	123
7100217874	123
7100217875	124
7100217876	124
7100217877	124
7100217946	142
7100218079	142
7100218150	139
7100218151	140
7100218153	139
7100218163	140
7100218306	140
7100218783	50
7100219827	100
7100220423	139
7100220865	100
7100222333	165
7100222674	48
7100222675	48
7100224037	100
7100224039	100
7100229259	92
7100229277	92
7100232846	123
7100232855	127
7100236681	29
7100236811	48
7100236812	50
7100236816	29
7100236821	29
7100236838	48
7100236843	47
7100236853	49
7100236854	49
7100236885	17

Référence	Page
7100236941	17
7100236942	17
7100236989	18
7100237033	18
7100237055	53
7100237883	49
7100237884	49
7100240278	98
7100240431	99
7100240432	98
7100240624	98
7100240628	20
7100241118	128
7100243141	147
7100243142	136
7100243934	136
7100243935	147
7100243943	147
7100243963	136
7100243964	136
7100243969	133
7100243970	138
7100243971	136
7100243977	136
7100243978	136
7100243979	136
7100243980	136
7100243987	144
7100243988	141
7100243989	136
7100243995	136
7100244022	136
7100244045	136
7100244046	133
7100244047	133
7100244048	133
7100244049	138
7100244050	141
7100244060	133
7100244061	133
7100244062	136
7100244063	138
7100244064	133
7100244065	141
7100244066	138
7100244069	141
7100244145	147
7100244200	144
7100244201	136
7100245437	99
7100246136	128
7100246983	98
7100246985	98
7100246986	98
7100247026	98
7100247316	128
7100247722	98
7100249088	56

Référence	Page
7100249097	56
7100249356	56
7100251921	57
7100253622	98
7100254233	29
7100256071	43
7100256086	171
7100256090	167
7100256092	171
7100256131	159
7100256282	90
7100256283	90
7100256371	165
7100256562	153
7100256658	89
7100256659	168
7100256707	127
7100257811	89
7100257812	153
7100257837	163
7100257936	43
7100257937	43
7100257943	159
7100257944	153
7100257945	153
7100257946	166
7100258110	159
7100258326	159
7100258327	159
7100258328	159
7100258667	43
7100258668	44
7100258908	9
7100258909	9
7100258910	9
7100258911	9
7100258912	9
7100258913	9
7100259002	163
7100259107	157
7100259576	37
7100260622	22
7100260627	22
7100260628	22
7100260630	22
7100260643	22
7100260644	22
7100260645	22
7100260646	22
7100260718	50
7100260719	50
7100262626	17
7100262627	17
7100262628	17
7100264002	98
7100264326	99
7100264725	23
7100264730	47

# Index de Produits

Référence	Page
7100264834	22
7100264835	22
7100264836	22
7100264837	22
7100264838	22
7100264839	22
7100264840	22
7100264841	22
7100265015	23
7100265016	40
7100265024	15
7100265025	50
7100265026	40
7100265028	42
7100265033	40
7100265034	42
7100265035	42
7100265036	42
7100265044	15
7100265048	42
7100265049	42
7100265050	53
7100265060	42
7100265070	15
7100265071	15
7100265072	15
7100265073	15
7100265074	18
7100265075	18
7100265192	47
7100265213	50
7100265218	48
7100265222	15
7100265223	15
7100265226	46
7100265228	15
7100265229	15
7100265235	15
7100265236	18
7100265237	22
7100265238	42
7100265239	22
7100265523	22
7100265524	15
7100265593	24
7100266028	22
7100266031	22
7100266045	53
7100266123	37
7100277744	163
7100277745	163
7100278098	29
7100279645	164
7100279646	164
7100282441	169
7100288125	163
7100288286	71
7100288287	71

Référence	Page
7100293324	40
7100293325	39
7100293327	40
7100293328	40
7100293329	40
7100293330	40
7100293333	51
7100295035	40
7100299964	39
7100300071	48



**3M France**  
1 Parvis de l'Innovation  
CS 20203  
95006 Cergy Pontoise Cedex  
[www.3mfrance.fr](http://www.3mfrance.fr)

**3M Belgium bvba/sprl**  
Hermeslaan 7  
1831 Diegem, Belgium  
Tel: +32 2808 17 91  
[3M.CDC.bnl@mmm.com](mailto:3M.CDC.bnl@mmm.com)  
[3m.be/safety](http://3m.be/safety)

**3M (Schweiz) GmbH**  
Eggstrasse 93,  
8803 Rüschlikon  
Telefon: +41 4350 896 58  
[3M.PAS.ch@mmm.com](mailto:3M.PAS.ch@mmm.com)  
E-Mail: [arbeitsschutz-ch@mmm.com](mailto:arbeitsschutz-ch@mmm.com)  
Web: [3mschweiz.ch/arbeitsschutz](http://3mschweiz.ch/arbeitsschutz)  
Web: [3mschweiz.ch/safety](http://3mschweiz.ch/safety)

© 3M 2023. Tous droits réservés. 3M Science.  
Au service de la Vie.