

スマートな 塗装方法

より早く、より軽く、仕上がりがよい。

3M™ パフォーマンス スプレーガン

交換式ノズルという先進的な技術を使用して、毎回新品同様に見える新鮮な塗装パフォーマンスを提供することができます。

1.2から2.0までの6つの異なるサイズがあり、それぞれが高精度な霧化と優れた塗着効率の実現のために最適化されており、高性能な自動車塗料の全エリアで使用できます。



高精度なパフォーマンス

主要なHVLPスプレーガンの中で最高クラスの塗着効率で、あらゆる種類の自動車用塗料をスプレーします。



簡単な洗浄

固定リングをひねり、ノズルを外し、ニードルをきれいに拭きます。新しいノズルと交換すれば、次の塗装工程の準備が完了します。世界最軽量級のスプレーガンは、快適性を向上させるために最適化された、耐衝撃性のステンレス鋼強化された複合ボディを備えています。



より速いサイクルタイム

塗料は使い捨てのカップとノズルのみを通過するため、洗浄と切り替えのプロセスでスプレーガンを分解したり、溶剤に浸したりする必要はありません。



世界最軽量級

世界最軽量級のスプレーガンは、快適性を向上させるために最適化された、耐衝撃性のあるステンレス鋼で強化された複合ボディを備えています。

QRコードを読み取ってデモリクエストをしよう。



go.3M.com/4yS4

スプレーガン関連製品

PPS™ シリーズ2.0 リッド

溶剤および水性ベースの塗料用のフィルター一体型

PPS™ シリーズ2.0 カップ&ライナー

調色から塗装まで1つのカップで

パターン調整ねじ

パターンサイズを調整します

交換可能なスプレーノズル

あらゆる種類のコーティングを塗布可能

流量調整ねじ

吐出量を調整します。

固定リング

ノズルをボディに固定します。

ニードル

ノズルから来る塗料をスムーズにコントロールします。

トリガー

握りやすいデザイン。

軽量かつ丈夫なボディ。

ステンレスを組み合わせた強度のある複合材料からつくられています。

製品選択と用途: 3M社の管理範囲を超えた、使用者独自の知識や管理範囲に属する様々な要因が、特定の用途における3M製品の使用感あるいは性能に影響を及ぼす可能性があります。そのため、職場での危険性評価の実施や、適用されるすべての規制や規格 (OSHA、ANSIなど) の確認を含め、本製品の評価、ならびにお客様の意図する用途への適合性の有無の判断に関しては、お客様が単独で責任を負うことになります。適用されるすべての指示に従い、適切な安全装置を使用して3M製品を適切に評価、選択、使用しなかった場合、または適用されるすべての安全規制を満たさなかった場合、怪我・病気・死亡、あるいは財産への被害が発生する可能性があります。本製品に関連した消耗品につきましては、各地方自治体における条例や規則に従い、廃棄してください。

保証、限定的救済、および免責事項について: 3M社は、明示的・黙示的を問わず、商品性、特定目的への適合性に関する黙示的な保証または条件、あるいは取引の過程、慣習、商習慣から生じる保証または条件を含むがこれに限定されない、その他の保証または条件を一切行わないものとします。本ツールが保証に適合しない場合、3M社の選択により、ツールの交換もしくは修理、または購入価格の払い戻しを唯一かつ排他的な救済方法とさせていただきます。ユーザーは、本ツールを取扱説明書に記載されている指示、安全上の注意、その他の手順に従って操作する必要があります。3M社は通常の摩耗、不十分または不適切なメンテナンス、不適切なクリーニング、非潤滑、不適切な使用環境、不適切なユーザーリテリ、オペレータの誤用もしくは不正な使用、改造または修正、誤った取り扱い、合理的な注意の欠如、または偶発的な原因により故障したツールまたは部品に関しては、その購入価格の払い戻し、修理または交換を行いません。

3M および PPS は3M社の商標です。© 3M 2020. All rights reserved.

スリーエム ジャパン株式会社

スリーエム ジャパン株式会社
オート・アフターマーケット製品事業部
<http://www.mmm.co.jp/aad/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2021. All rights reserved.
AAD-350-A

カスタマーコールセンター

製品のお問合せはナビダイヤルで

0570-011-211

9:00~17:00 / 月~金 (土・日・祝日・年末年始を除く)