



Oto Tamir ve Bakım Divizyonu

3M™ 09375 Perfect-It™ III İnce Pasta

1) Parça Numaraları

09375 (1 litrelik şişe. Karton başına 12 x 1 litre şişe)

2) Açıklama ve son kullanımlar

3M™ 09375, 3M™ 260L P1200 veya P1500 disk zımparalar veya 3M™ Microfine 1500 ve 2000 ıslak zımpara kağıdı ile düzleştirmeden veya sivri uç gidermeden sonra ince kum zımpara çiziklerini gidermek için son kat boyalarında kullanım için bir ince pastadır. OEM boyalarda karışım çizgilerini gidermek ve hafif oksidasyon ve çizikleri, araba yıkama çiziklerini vb. gidermek için kullanılabilir. 3M™ 09375'ün, 3M™ 09550 Perfect-It™ Pasta Sünger Pedi veya 3M™ 01927 Perfect-It™ Yün Pasta Pedi ve 3M™ 09552/3 Perfect-It™ Mesnet Pedi ile donatılmış elektrikli veya hava tahrikli bir cila makinesiyle kullanılması tavsiye edilir (1500-2500 dev/dk). Alternatif olarak, 203 mm sistem için 3M™ 01263 Köpük Pasta Pedi ve 3M™ 05717M Mesnet Pedi kullanın.

Ürün özellikleri:

- Hızlı kesme
- Yüksek parlaklıkta bir finisaj sağlar
- Temizlenmesi kolay yüzeyler
- Düşük askı
- Devamında 3M™ 09376 Makine Cilasası kullanılabilir

3) Fiziksel Özellikler

Görünüm:	Viskoz beyaz sıvı
Tutuşma Noktası:	>98 °C
VOC'ler:	207 gr/litre
pH:	7,5-8,5 @ 25 °C
Viskozite:	15.000-25.000 cps
uçucu %:	70-80%



Teknik Bilgi Formu

Başlangıç Tarihi: 07/02/2022 Son Kullanım: GD

4) Kullanım Talimatları

1. 60 cm x 60 cm'lik bir alanda çalışmak için yeterli miktarda pasta uygulayın
2. Pedi pastanın üzerine yerleştirin ve makineyi çalıştırmadan önce yayın. (Makine hızı = 1500-2500 dev/dk). Ped yeni veya kuruyorsa, pedi "ıslatmak" için önce pedin üzerine biraz pasta yayın
3. Hafif ila orta basınç kullanarak parlatın
4. Pasta kurumaya başladığında basıncı azaltın
5. Yüzeyi silin ve tüm zımpara çiziklerinin temizlendiğini kontrol edin. Gerekirse yeniden uygulayın
6. Özellikle koyu renkli boyalar üzerindeki tüm pasta hare izleri, 3M™ 09376 Perfect-It™ III Makine Cilasası ve 3M™ 09378 Perfect-It™ III Yüksek Parlaklık Polisaj Pedi kullanılarak kolayca giderilip yüksek parlaklıkta bir finisaj elde edilebilir.
7. Bitişik panel yüzeylerini 3M™ 099304 Scotch-Brite™ Yüksek Performanslı Bez ile temizleyin. Boyanmamış plastik yüzeyler bir sonraki panele geçmeden önce hemen sabun ve su ile temizlenmelidir.

5) Saklama Koşulları

Donmasını önleyin
Dik pozisyonda saklayın
Elverişli raf ömrü 2 yıldır

6) Güvenlik

CHIP Yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.
Ürün Güvenliği Bilgi Formu istek üzerine sunulur.

3M™ 09375 Perfect-It™ III İnce Pasta ÜRÜNÜ YALNIZCA ENDÜSTRİYEL PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR.



Teknik Bilgi Formu

Başlangıç Tarihi: 07/02/2022 Son Kullanım: GD

7) Feragatname

Tüm beyanlar, teknik bilgiler ve tavsiyeler, işbu tarih itibariyle güvenilir olduğuna inandığımız testlere dayanmaktadır, ancak bunların doğruluğu veya eksiksizliği garanti edilmemektedir. Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım amacınıza uygun olduğundan emin olun. Ürünün kullanım koşulları ve yöntemleri, ve burada atıfta bulunulan bilgilerin dışında sahtekarlık amaçlı yanlış beyanlar kontrolümüz dışında olduğundan, 3M, ürünün herhangi bir kullanımından veya güveninden elde edilen veya ortaya çıkan sonuçlarla ilgili her türlü sorumluluğu açıkça reddeder.

Daha fazla sağlık ve güvenlik bilgisi için:

3M Türkiye
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/3F 27-51 Nidakule Ataşehir Güney
34746 Ataşehir/İstanbul Türkiye
Office: +90 216 538 0603 | Mobile: +90 216 538 07 99
www.3m.com.tr
www.3m.com.tr/ototamirvebakim

© 3M 2022. 3M, Perfect-It ve Scotch-Brite, 3M Company'nin tescilli markalarıdır. Tüm hakları saklıdır