



Oto Tamir ve Bakım Divizyonu

Scotch® Tape 2328 Maskeleme Bandı

1) Parça Numaraları

06034	18 mm x 50 m
06309	24 mm x 50 m
06311	36 mm x 50 m
51286	48 mm x 50 m
51287	72 mm x 50 m

2) Açıklama ve son kullanımlar

Scotch® Tape 2328, çok çeşitli uygulamalar için uygun olmakla birlikte, özellikle araç yenileme endüstrisi için geliştirilmiş bej renkli bir maskeleme bandıdır. Çeşitli yüzeyler ve mevcut tüm son kat boya sistemleri ile uyumludur.

Krep kağıttan yapılmış olup, köşelerde mükemmel uyumluluk ve tutunma, güvenli bir tutuş ve temiz kolay çıkarma sunar.

Mevcut boyutlar:

Genişlik (mm): 18, 24, 36, 48, 72.

Uzunluk (m): 50.

Özellikler	Avantajları	Avantajlar
Latekse doyurulmuş krep	Uyum İncelik Solvent direnci El ile kolay koparılır İyi boya ankraji Kayma direnci	İyi kavis maskeleme İyi boya çizgisi Boya sızmasını önler İyi kullanım İyi boya dökülmesi direnci Kolay çıkarma
Çapraz bağlı kauçuk reçine	Anında yapışma İyi tutma gücü	Kolayca yapışır Kaldırmaya dirençlidir

3) Fiziksel Özellikler

Kalınlık:	0,135 mm	AFERA 4006
Çeliğe yapışma:	6,5 N/25 mm	AFERA 4001
Gerilme direnci:	88 N/25 mm	AFERA 4004



Teknik Bilgi Formu

Başlangıç Tarihi:01/03/2022 Son 07/02/22

4) Kullanım Talimatları

1. Bandı uygulamadan önce maskelenecek alanın/yüzeyin temiz ve kuru olduğundan emin olun.

2. Pencere lastikleri ve plastik pervazlar, bantların yapışmasını iyileştirmek amacıyla kirlilikten arınmış olduklarından emin olmak için bir silikon sökücü / hafif bir solvent kullanılarak temizlenmelidir.

3. Bant fırınlanmış ve gece boyunca soğuk ve nemli kalacak şekilde bırakılmışsa, bandı çıkarmadan önce aracın ısıtılmasını öneririz. Bunun yapılmaması, araçta yapışkan kalıntısı kalmasına neden olabilir.

Scotch® Tape 2328'in tatmin edici performansı ve temiz bir şekilde çıkarılması, birçok yüzey üzerinde değişen sıcaklıklarda/maruz kalma sürelerinde elde edilecektir. İşlem koşullarınızda Scotch® Tape 2328'in performans parametrelerini belirlemek için testler yapılmalıdır. Ürün performansı ve kolay sökme için optimum seviye 80 °C'de 60 dakikadır.

5) Saklama Koşulları

Ürünü orijinal kartonunda, 21 °C ve %50 bağıl nem şeklindeki normal koşullar altında saklayın. Orijinal, açılmamış kaplarda tavsiye edilen koşullarda saklandığında, bu ürünün raf ömrü 12 aydır.

6) Güvenlik

3M™ Oto Tamir ve Bakım Ürünleri ÜRÜNÜ YALNIZCA ENDÜSTRİYEL PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR.

Ürünü her zaman kullanılmak üzere tasarlandığı şekilde kullanın. SEMFT uygulaması öncesi yüzey temizliğinde solvent vb. kullanılırken cilt ve göz ile temasından kaçınılmalıdır. Her zaman doğru KKD kullanılmalıdır

Kullanımdan sonra maskeleyen bandını araçtan çıkarırken, yerel otorite/ülke talimatları uyarınca bertaraf edilmelidir.



Teknik Bilgi Formu

Başlangıç Tarihi:01/03/2022 Son 07/02/22

7) Feragatname

Tüm beyanlar, teknik bilgiler ve tavsiyeler, işbu tarih itibariyle güvenilir olduğuna inandığımız testlere dayanmaktadır, ancak bunların doğruluğu veya eksiksizliği garanti edilmemektedir. Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım amacınıza uygun olduğundan emin olun. Ürünün kullanım koşulları ve yöntemleri, ve burada atıfta bulunulan bilgilerin dışında sahtekarlık amaçlı yanlış beyanlar kontrolümüz dışında olduğundan, 3M, ürünün herhangi bir kullanımından veya güveninden elde edilen veya ortaya çıkan sonuçlarla ilgili her türlü sorumluluğu açıkça reddeder.

Daha fazla sağlık ve güvenlik bilgisi için:

3M Türkiye

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/3F 27-51 Nidakule Ataşehir Güney

34746 Ataşehir/İstanbul Türkiye

Office: +90 216 538 0603 | Mobile: +90 216 538 07 99

www.3m.com.tr

www.3m.com.tr/ototamirvebakim

© 3M 2022. 3M ve Scotch, 3M Company'nin tescilli markalarıdır. Tüm hakları saklıdır