



Oto Tamir ve Bakım Divizyonu

3M™ 51816/51815 Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme

1) Parça Numaraları

3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme	PN 51816	500 g
3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme	PN 51815	1 kg

2) Açıklama ve son kullanımlar

3M™ 51816/51815 Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme, boya düzeltme işlemi sırasında zımpara çiziklerini gidermek için rötüş boyalarında kullanıma yönelik sert bir aşındırıcı sıvı pastadır. Orijinal üreticinin boyalarındaki oksidasyonu, çizikleri, araba yıkama çiziklerini vb. gidermek için de kullanılabilir.

Temizlemesi kolaydır ve Fast Cut Plus'a göre daha uzun çalışma süresine sahiptir.

Geliştirilmiş kullanım özellikleri

- %30'a kadar daha az kullanın
- Çok kolay temizlenir
- Uzun çalışma süresi
- İyi Finisaj
- Bir sonraki adıma geçmeden önce kalan zımpara çiziklerini kontrol etmek için "arkası görülebilir"
- Düşük askı
- Sulu veya susuz kullanılabilir

3) Fiziksel Özellikler

Konteyner:	1 KG / 0,5 KG şişe
Koli başına miktar:	12 şişe
Koli başına miktar:	100 °C kapalı kap
Renk:	Beyaz
Tutarlılık:	Çam yağı kokulu kalın sıvı
Viskozite:	30.000-40.000 cps
pH:	8 - 9
uçucu %:	Ağırlıkça %20
Mineral	Alüminyum oksit

4) Kullanım Talimatları

3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme 51816/51815, boya düzeltme işlemi sırasında kusurları zımparaladıktan sonra P1200 ila 3000 kum zımparalardan kalan çizikleri gidermek için rötuş boyaalarında kullanıma yönelik, kullanımı kolay sert bir aşındırıcı sıvı pastadır.

Orijinal üreticinin boyalarındaki oksidasyonu ve çizikleri, araba yıkama çiziklerini vb. gidermek için de kullanılabilir.

3M™ 51816/51815 Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme'in, 3M™ Perfect-It™ Pasta Sünger Pedi ile donatılmış elektrikli veya hava tahrikli bir Parlatma makinesi (900-1500 dev/dk) ile kullanılması önerilir. Sektöre özel bir köpük veya yün pasta pedinde de kullanılabilir.

- Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayın.
- Düzleştirilmiş alanı işlemek için boya yüzeyine yeterli miktarda pasta uygulayın, mevcut pastadan %30'a kadar daha az kullanın. Kuru bir pasta pediyle başlarken, pedi ıslatmak için doğrudan ped üzerine de pasta uygulayın.
- Pedi panele yerleştirin ve makineyi çalıştırın.
- Orta basınç uygulayarak pasta yapın ve çizikler giderilene kadar tekrar uygulayın.
- 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme uzun çalışma süresine sahiptir, minimum tozlanma sağlar ve 3M™ Perfect-It™ Yüksek Performanslı Bez ile kolayca temizlenir.
- Daha iyi finisaj için, 3M™ Perfect-It™ III Extra Fine PLUS 80349 ve bir 3M™ Perfect-It™.III Polishing Pad 50488 ile devam edin.
- Son olarak, olası pasta hare izleri, 3M™ Perfect-It™.III Ultrafina SE Polish 50383 ve bir 3M™ Perfect-It™.III High Gloss Pad 50388 ile giderilebilir.
- Not: Plastikler, kauçuklar veya bitişik paneller üzerindeki fazla pasta, son işlem sırasında nemli bir Yüksek Performanslı Bez kullanılarak temizlenmelidir.

5) Saklama Koşulları

Donmasını önleyin
Dik pozisyonda saklayın
Elverişli raf ömrü 2 yıldır



Teknik Bilgi Formu

Başlangıç Tarihi: 07/02/2022 Son Kullanım: GD

6) Güvenlik

Kullanın:	Yalnızca iyi havalandırılan alanlarda kullanın
Gözle temas:	Gözlerle temasından kaçının Gözlerle temas olması durumunda, bolca suyla hemen durulayın ve doktora başvurun
Ciltle temas:	Ciltle temasından kaçının Cilde temas sonrasında derhal sabunlu bol su ile yıkayın
Yutma:	Yutulması halinde kusmaya çalışmayın. Derhal tıbbi yardım alın ve kabı ya da etiketi gösterin

3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme ÜRÜNÜ YALNIZCA ENDÜSTRİYEL PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR.

7) Feragatname

Tüm beyanlar, teknik bilgiler ve tavsiyeler, işbu tarih itibariyle güvenilir olduğuna inandığımız testlere dayanmaktadır, ancak bunların doğruluğu veya eksiksizliği garanti edilmemektedir. Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım amacınıza uygun olduğundan emin olun. Ürünün kullanım koşulları ve yöntemleri, ve burada atıfta bulunulan bilgilerin dışında sahtekarlık amaçlı yanlış beyanlar kontrolümüz dışında olduğundan, 3M, ürünün herhangi bir kullanımından veya güveninden elde edilen veya ortaya çıkan sonuçlarla ilgili her türlü sorumluluğu açıkça reddeder.

Daha fazla sağlık ve güvenlik bilgisi için:

3M Türkiye

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/3F 27-51 Nidakule Ataşehir Güney

34746 Ataşehir/İstanbul Türkiye

Office: +90 216 538 0603 | Mobile: +90 216 538 07 99

www.3m.com.tr

www.3m.com.tr/ototamirvebakim

© 3M 2022. 3M ve Perfect-It, 3M Company'nin tescilli markalarıdır. Tüm hakları saklıdır