



## Oto Tamir ve Bakım Divizyonu

### 3M™ 36105/36106/36107 Perfect-It™ Gelcoat Medium Cutting Compound + Wax

#### 1) Parça Numaraları

36105	:	473 ml
36106	:	946 ml
36107	:	3,6 L

#### 2) Açıklama ve son kullanımlar

3M™ Perfect-It™ Gelcoat Medium Cutting Compound + Wax, 3M™ pasta pedi ile P800 ve daha ince zımpara çiziklerini gidermek için tasarlanmıştır. Çok çeşitli iklimlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kumsuz formülü her tür jelkot yüzeyinde çalışır ve kolay temizlenen son derece ince bir finisaj sağlar. Pasta yapma süresini azaltmak için, pasta işleminden önce 3M™ Trizact™ 1500 ile zımpara çiziklerini azaltın.

#### 3) Fiziksel Özellikler

Konteyner	Çeşitli (Yukarıya Bakın)
Renk	Beyaz
Tutuşma Noktası - °C	20 °C, 38 °C, 60 °C veya 93 °C'de Tutuşmaz
Viskozite (CPS) Brookfield Viskozimetre	25 °C'de 30.000 – 40.000 cps
Katı Madde İçeriği (Yakl.)	Ticari Sır
Solvent	%14,5 VOC



## 4) Kullanım Talimatları

***3M™ yün veya 3M™ sünger pasta pedi kullanarak 1200 ile 2000 dev/dk. arasında pasta uygulaması yapın.***

1. Parlatma işlemi boyunca ince bir film ile 2` x 2` alan üzerinde çalışmak için yeterli malzeme uygulayın. Ürün ıslak ve ince bir film ile cilalanmış olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Önemli: Yüzeğe çok fazla pasta uygulanması, ürünün işlenebilirliğini azaltan ağır bir film oluşturabilir. Bunun meydana gelmesi halinde hem panel hem de pasta pedi yüzeylerinde biriken fazla malzemeyi temizleyin. Gerektiği gibi cilalama pedini çalıştırın.
2. 1200 ve 2000 dev/dk arasında orta basınçla parlatmaya başlayın. Ürün kurumaya başladığında optimum finisaj için cilalama döngüsünün sonunda basıncı azaltın. Ürün cilalanabilir veya silinerek kurulanabilir.
3. Başka bir panele geçmeden veya cila uygulaması öncesi yüzeyde kalan kirlilikleri temizlemek için yumuşak bir bez kullanın.

## 5) Saklama Koşulları

Donmaktan koruyun.

## 6) Güvenlik

Ürünü kullanmadan önce sağlık ve güvenlik bilgileri için ürün etiketine ve malzeme güvenliği veri formuna bakın.

**3M™ 36105/36106/36107 Perfect-it™ Gelcoat Medium Cutting Compound + Wax ÜRÜNÜ YALNIZCA ENDÜSTRİYEL PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR.**

## 7) Feragatname

Tüm beyanlar, teknik bilgiler ve tavsiyeler, işbu tarih itibariyle güvenilir olduğuna inandığımız testlere dayanmaktadır, ancak bunların doğruluğu veya eksiksizliği garanti edilmemektedir. Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım amacınıza uygun olduğundan emin olun. Ürünün kullanım koşulları ve yöntemleri, ve burada atıfta bulunulan bilgilerin dışında sahtekarlık amaçlı yanlış beyanlar kontrolümüz dışında olduğundan, 3M, ürünün herhangi bir kullanımından veya güveninden elde edilen veya ortaya çıkan sonuçlarla ilgili her türlü sorumluluğu açıkça reddeder.



# Teknik Bilgi Formu

Başlangıç Tarihi: 07/02/2022 Son Kullanım: GD

Daha fazla sağlık ve güvenlik bilgisi için:

3M Türkiye

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/3F 27-51 Nidakule Ataşehir Güney

34746 Ataşehir/İstanbul Türkiye

Office: +90 216 538 0603 | Mobile: +90 216 538 07 99

[www.3m.com.tr](http://www.3m.com.tr)

[www.3m.com.tr/ototamirvebakim](http://www.3m.com.tr/ototamirvebakim)

© 3M 2022. 3M, Perfect-It ve Trizact, 3M Company'nin tescilli markalarıdır. Tüm hakları saklıdır