



Produktkatalog 2024

Industrie - Klebebänder,
Klebstoffe und Spezialprodukte

3M DACH

Gültig ab 1. Dezember 2023

Die Informationen in diesem Katalog geben den Stand zum Datum der Veröffentlichung wieder. Die Verfügbarkeit der Produkte kann von 3M von Zeit zu Zeit geändert werden. 3M übernimmt keine Haftung für Fehler oder Auslassungen.

Inhaltsverzeichnis

Klebstoffe & Dichtmassen

Zweikomponenten-Konstruktionsklebstoffe	14
Ein-Komponenten-Konstruktionsklebstoffe	33
Kontakt-Klebstoffe	34
Anaerobe Klebstoffe	37
Schmelzklebstoffe	38
Lösungsmittelbasierte Klebstoffe	40
Wasserbasierte Klebstoffe	46
Heißschmelzkleber	48
Klebedichtungen	52
Applikatordüsen und -spitzen	57
Elektrische Applikatoren	58
Anwendungszubehör	58
Haftvermittler	59

Reinigungszubehör

Allzweckreiniger	64
------------------	----

Doppelseitige Klebebänder

VHB™ Klebebänder	68
Doppelseitige Schaumstoff-Klebebänder	91
Transfer-Klebebänder	97
Distanzfolien	111
Klebebänder	118

Wiederlösbare Befestigungssysteme

Hook & Loop	137
Dual Lock™	141

Inhaltsverzeichnis

Einseitige Klebebänder

Vinyl-Klebebänder	153
Metall-Klebebänder	161
Polyester-Klebebänder	163
PTFE Gleitklebebänder	166
UHMW-Gleitklebebänder	168
Filament-Klebebänder	170
Einseitige Klebebänder für spezielle Einsatzbereiche	175
Abdeck-Klebebänder	177
Abdeck- und Papierklebebänder	184
Gewebe-Klebebänder	185
Dichtbänder	190

Papier und Druck

Wasserdispergierbare Klebebänder	197
Klischee-Klebebänder geschäumt	203

Verpackungssysteme

Verpackungsklebebänder	218
Karton-Verschlussbänder	219
Klebehaken	227

Folien

Oberflächenschutzfolien	230
-------------------------	-----

Werkzeuge und Ausrüstung

Klebeband-Abroller, -Spender und Zubehör	232
Hand-Applikatoren	235
Pneumatische Applikatoren	235

Inhaltsverzeichnis

Etiketten

Kennzeichnungsfolien

238



**Kontaktieren Sie uns.
Wir sind hier, um zu helfen.**

3M™ Klebe- und Montagelösungen

Wir können Ihnen bei der Lösung Ihrer Designherausforderungen helfen.

Die richtige Klebstoff- oder Klebebandauswahl beinhaltet die Auswahl möglicher Produkte und deren Test in Ihrer Anwendung. Ein besseres Verständnis davon, wie Adhäsion funktioniert, kann Ihnen helfen, den richtigen Weg zu finden.

Über verschiedene Branchen, Anwendungen und Substrate hinweg bietet 3M eine breite Palette von Klebelösungen an, die es Ihnen ermöglichen, Ihre realen Montageherausforderungen einfach zu lösen.

Produkte für das Kleben und die Montage

Jedes Projekt und Material erfordert eine einzigartige Klebe- oder Montagelösung. Um Ihnen dabei zu helfen, die richtige Lösung zu finden, haben wir eine Sammlung von Produkten zum Kleben und Montieren zusammengestellt.




Klicken oder scannen
Sie den QR-Code

- Kontaktieren Sie uns
- Abonnieren Sie unseren Newsletter
- Fordern Sie ein Muster an
- Erfahren Sie mehr über 3M Klebelösungen
- Webinar On-Demand Portal
- Online-Produktselektor
- Technische Videos

Lassen Sie Ihre Designvision Realität werden

Unternehmen setzen zunehmend auf Automatisierung, um den sich ändernden Kundenanforderungen gerecht zu werden - und verbessern damit gleichzeitig ihr eigenes Business. Selbst ein geringes Maß an Automatisierung kann einen erheblichen Einfluss auf die Verbesserung Ihrer Prozesse, Qualität und Kosten haben.



Automatisierungsmöglichkeiten von 3M™

Automatisierung kann Ihren Prozess verbessern. Es gibt jedoch einige Faktoren, die Ihre Bereitschaft zur Umstellung auf automatisierte Lösungen beeinflussen können. Es ist hilfreich zu wissen, wo Sie in Bezug auf diese Faktoren stehen.



3M™ Bonding Process Center & 360 Experience

Unsere neueste Einrichtung in Neuss, Deutschland ist der Ausgangspunkt für die Entwicklung und Planung automatisierter Klebelösungen. Es verfügt über die neueste Automatisierungstechnologie für Klebstoffdosierung und Klebebandanwendung.

Werfen Sie einen genaueren Blick auf unser 3M™ Bonding Process Center durch unsere interaktive 360-Tour. Erfahren Sie mehr über die modernste Klebstofftechnologie, die dort verwendet wird.



Erhalten Sie FEA-Daten für Ihr Projekt

Unser technische Support-Team steht Ihnen zur Beantwortung Ihrer Fragen zu Modellierung und Simulation zur Verfügung. Vereinbaren Sie einen 30-minütigen Termin mit unserem Experten.

**Erfolg gehört denen, die einen Unterschied machen.
Gehen wir diesen Weg gemeinsam.**



Klicken oder scannen
Sie den QR-Code

- 360 Experience - Showroom Neuss
- Broschüre 3M™ Bonding Process Centre Neuss
- Terminvereinbarung mit unserem 3M™ Material Data Card (MDC) für Modellierung / Finite-Elemente-Analyse (FEA) Experten
- Automatisierungshandbuch



3M™ bevorzugte Konverter und Klebstoff-Vertriebspartner

3M™ bevorzugte Konverter

Unsere Konvertingpartner entwickeln maßgeschneiderte, kosteneffiziente Produktlösungen, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Ihre Expertise umfasst Material- und Klebstoffkenntnisse und ergänzt Ihre Gestaltungserkenntnisse mit praktischen Klebstofflösungen. Neben Klebstoffempfehlungen bringen sie umfangreiches Ingenieurwissen ein und unterstützen aktiv Ihren Designprozess.

3M™ bevorzugter Klebstoff-Vertriebspartner

Als 3M bevorzugter Klebstoff-Vertriebspartner verpflichten sich unsere Partner dazu, mehr als nur die Klebstoffchemie zu verstehen. Sie erkennen die Bedeutung an, Industriedesign- und Montagekunden direkten Zugang zu den richtigen 3M-Klebstoffen und technische Unterstützung für ihre Anwendungen zu bieten. Sie sorgen für wertvolles technisches und logistisches Fachwissen sowie eine umfassende Palette an 3M-Klebstoffen.

Verbinden Sie sich mit einem 3M-Experten

Wenn Sie mehr über unsere bevorzugten Vertriebspartner oder Konverting-Lösungen erfahren möchten und wie sie dazu beitragen können, Mehrwert für Ihren Fertigungsprozess zu schaffen.



Klicken oder scannen
Sie den QR-Code

- Kontaktieren Sie einen 3M-Experten
- Finden Sie einen Konvertingpartner
- Bezugsquelle Klebstoffe - Wo kaufen?

Marketing News aus dem Bereich Kleben

Neue Webseiten:

www.3M.de/Kleben

www.3M.de/VHB

www.3M.de/DoppelseitigeKlebebaender

www.3M.de/Transfer-Klebebaender

www.3M.de/Spruehklebstoffe

www.3M.de/Klebstoffe

www.3M.de/Bodenmarkierung

Nützliche Unterlagen:



3M™ Dünne doppelseitige Klebebänder:

Produktleitfaden dünne Doppelseitige Klebebänder –
Jetzt unter der Nummer AD36-0236



3M™ VHB™ Klebebänder:

Neue Broschüre VHB Klebebänder –
Jetzt unter der Nummer KS029



3M™ Scotch-Weld™ Konstruktionsklebstoffe

Produktleitfaden Konstruktionsklebstoffe
Jetzt unter der Nummer AD36-0242



3M™ Sprühklebstoffe

Produktleitfaden Sprühklebstoffe
Jetzt unter der Nummer AD36-0284



3M™ Heißschmelzklebstoffe

Produktleitfaden Heißschmelzklebstoffe
Jetzt unter der Nummer AD36-0285



3M™ Industrie-Markierungsklebebänder

Broschüre für die Farbmarkierung
Jetzt unter der Nummer AD36-0149

Informationsflyer 3M 971

Jetzt unter der Nummer AD36-0150



Kennzeichnung am Arbeitsplatz

5S Broschüre
Jetzt unter der Nummer AD36-0132



3M™ Einseitige Klebebänder

Auswahlfächer für Einseitige Klebebänder
Jetzt unter der Nummer AD36-0134



Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ Scotch-Weld™ 2K-Konstruktionsklebstoffe

Kraftvolle Klebstoffe, die selbst die anspruchsvollsten Oberflächen verbinden können.



Verbinden von Metall

Der 3M™ Scotch-Weld™ Acrylat-Klebstoff für Metall DP8407NS ist der ideale Klebstoff für hochfeste, dauerhafte Verbindungen von Metallen, Kunststoffen und Verbundwerkstoffen. Mit seiner ausgezeichneten Schlagfestigkeit und einfachen Dosierbarkeit ist DP8407NS die ideale Lösung für Ihre schwierigsten Herausforderungen beim Verbinden.



Verbinden von Kunststoffen

Der 3M™ Scotch-Weld™ Geruchsarme Acrylat-Klebstoff DP8010 ist die ultimative Lösung für Klebungen mit geringer Oberflächenenergie. Dieser Zwei-Komponenten-Konstruktionsklebstoff wurde speziell für hochfeste Verklebungen von Metallen, Kunststoffen und anderen anspruchsvollen Oberflächen entwickelt.



Multi-Material-Verbindungen

Suchen Sie nach einem neuen Klebstoff, der sich für verschiedene Materialien eignet? Dann ist 3M™ Scotch-Weld™ Polyurethan-Klebstoff für Verbundwerkstoffe DP6310NS genau der Richtige für Sie! Dieser nicht fließende Klebstoff bietet hervorragende Festigkeit und Vielseitigkeit, selbst für die anspruchsvollsten Oberflächen.



Verbinden von Nylon

Der 3M™ Konstruktionsklebstoff für Nylon DP8910NS ist die ultimative Lösung zum Verbinden von Nylonmaterialien. Mit seiner hohen Festigkeit und Haltbarkeit bietet dieser Klebstoff eine herausragende Leistungsfähigkeit für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen.



Der Flexible

Der flexible Acrylat-Klebstoff der Serie 8600 von 3M ist ein hochleistungsfähiger Klebstoff mit hervorragender Klebekraft, Haltbarkeit und Flexibilität. Perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen.



Der Robuste

Überzeugen Sie sich von der Leistungsfähigkeit des 3M™ Scotch-Weld™ Epoxidklebstoffs DP490. Mit seiner ausgezeichneten Klebekraft und Haltbarkeit eignet er sich perfekt für Schwerlast-Industrie-Anwendungen.



Der Schnelle

Der neue 3M™ Scotch-Weld™ Geruchsarme Acrylat-Klebstoff DP8710NS ist ein leistungsstarker, nicht fließender Klebstoff mit schnellem Festigkeitsaufbau. Er bietet eine hervorragende Klebekraft, Haltbarkeit und Schlagzähigkeit und eignet sich daher perfekt für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit gefragt ist.




Der Widerstandsfähige

Der geruchsarme Acrylat-Klebstoff der Serie 8700 von 3M gewährleistet eine hervorragende Klebekraft und eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Hitze, Wasser und Chemikalien bei minimaler Geruchsbildung.



Klicken oder scannen
Sie den QR-Code

Klebertechnologien – Bonding Continuum



Tragfähigkeit der Klebstoffe

Typ	Scherfestigkeit bei Überlappung (MPa)
3M™ Scotch-Weld™ Strukturklebstoffe	7,0 – 40
3M™ Scotch-Weld™ PUR-Klebstoffe	2,8 – 7,0
3M™ Abdichtungsklebstoffe	2,0 – 5,5
3M™ Schmelzklebstoffe	1,7 – 4,8
3M™ VHB™ Klebebänder	0,3 – 3,0
3M™ Kontakt- und Sprühklebstoffe	0,3 – 1,0
3M™ Wiederlösbares Befestigungssystem	0,1 – 0,4
3M™ Transfer-Klebebänder 3M™ Doppelseitige Klebebänder	> 0,1

Zweikomponenten-Konstruktionsklebstoffe

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP100 Plus

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP 100 plus hält starken dynamischen Belastungen stand. Sehr kurze Verarbeitungszeit erlaubt Belastung der gefügten Teile nach sehr kurzer Zeit.

- hält starken dynamischen Belastungen stand
- Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur 4 Minuten – Handfestigkeit nach 20 Minuten
- Hohe Scher- und Schälfestigkeit



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100148750	100PLUS48,5	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP100 Plus, Transparent, 48.5 ml	12	Stück
7100069498	100PLUS200	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP100 Plus, Transparent, 200 ml	12	Stück

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP100FR

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP 100 FR. Sehr kurze Verarbeitungszeit erlaubt Belastung der gefügten Teile nach sehr kurzer Zeit. Sehr gutes Fließverhalten. DP 100 FR ist nicht fließend eingestellt.

- Zertifikate: UL 94 V O sowie FAR 25.853 (Vertikal-Brandtest 60 Sekunden)
- hält statischen Belastungen stand
- Hohe Scherfestigkeit



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100148760	100FR48,5	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP100FR, Beige, 48.5 ml	12	Stück

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP100

3M™ Scotch-Weld™ DP 100 ist ein harter 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis mit 1:1-Mischungsverhältnis. Sehr kurze Verarbeitungszeit erlaubt Belastung der gefügten Teile nach sehr kurzer Zeit. Gute Nivellierungseigenschaften.

- hält statischen Belastungen stand
- Hohe Scherfestigkeit
- robust und mit sehr kurzer Verarbeitungszeit ausgestattet



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100200484	100.50	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP100, Transparent, 48.5 ml	12	Stück

Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP105

3M™ Scotch-Weld™ DP 105 ist ein flexibler 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis

- hält starken dynamischen Belastungen stand
- Hohe Scher- und Schälfestigkeit
- Gute Flexibilität im ausgehärteten Zustand – geeignet zum Kleben unterschiedlicher Werkstoffe.



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100200485	105.48,5	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP105, Transparent, 48.5 ml	12	Stück

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP110 Grau

3M™ Scotch-Weld™ DP 110 ist ein flexibler 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis mit 1:1-Mischungsverhältnis.

- hält starken dynamischen Belastungen stand
- Hohe Scher- und Schälfestigkeit
- Gute Flexibilität im ausgehärteten Zustand – geeignet zum Kleben unterschiedlicher Werkstoffe.



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100200487	110G.48,5	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP110 Grau, Grau, 48.5 ml	12	Stück

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP110 Transluzent

3M™ Scotch-Weld™ DP 110 ist ein flexibler 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidbasis. DP 110 klebt Metalle, Keramik, Holz und viele Kunststoffe miteinander und mit anderen Werkstoffen.

- hält starken dynamischen Belastungen stand
- Hohe Scher- und Schälfestigkeit auf Metallen und vielen Kunststoffen
- unterschiedliche Wärmeausdehnung zwischen den Werkstoffen möglich



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100200486	110T.50	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP110 transluzent, Transluzent, 48.5 ml	12	Stück
7000079998	110T.400	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP110 transluzent, Transluzent, 400 ml	6	Stück

Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP125 Grau

3M™ Scotch-Weld™ DP 125 ist ein flexibler 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis mit einem 1:1-Mischungsverhältnis. Klebverbindungen von konstant hoher und gleichbleibender Qualität.

- Das Produkt erzielt hohe Schälfestigkeit und zeichnet sich durch gute Vibrationsbeständigkeit aus.
- hält starken dynamischen Belastungen stand
- einfach perfekte Klebverbindungen in nur einem Arbeitsgang



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100084588	125G.A5	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP125 Grau, Gelb, Teil A, 18.9 L	1	Fass
7100200488	125G.50	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP125 Grau, Grau, 48.5 ml	12	Stück
7100076727	125.400	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP125 Grau, Grau, 400 ml	6	Stück

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP190 Grau

3M™ Scotch-Weld™ DP 190 ist ein flexibler Zweikomponenten-Konstruktionsklebstoff, der bei Raumtemperatur härtet. Er wurde für das Kleben von Metallen wie Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing und einer Vielzahl von Kunststoffen wie PC, PVC-hart, GFK, ABS, PMMA sowie anderen Werkstoffen entwickelt.

- Dynamische und Schockbelastung
- Flexibel
- Gute Nivellierungseigenschaften



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100269977	DP190	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP190 Grau, Grau, 18 L, Part A	1	Fass
7100269976	DP190	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP190 Grau, Grau, 18 L, Part B	1	Fass
7100200489	190.48.5	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP190 Grau, Grau, 48.5 ml	12	Stück
7100200490	190400	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP190 Grau, Grau, 400 ml	6	Stück
7000080020	190.10	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP190, Grau, 10 L	1	Satz

Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP2216 Grau

3M™ Scotch-Weld™ 2216 B/A ist ein flexibler 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis mit einem 5:7-Mischungsverhältnis nach Gewicht. Hohe Schälfestigkeit Auftrag des gemischten Produkts erfolgt mit Pinsel oder Spatel



- flexibel gegenüber harten Stößen, Vibrationen und Biegungen
- Gute Witterungsbeständigkeit
- Kleben von Metallen, vielen Kunststoffen, Keramik, Holz etc.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100141986	2216G250	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP2216 Grau, Grau, 250 ml	12	Satz
7100140578	2216A.20L	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP2216 Grau, Grau, Teil A, 20 L	1	Fass
7100140400	2216B.18L	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP2216 Grau, Grau, Teil B, 18 L	1	Fass
7100141727	2216G1,6L	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP2216 Grau, Grau, Teil B/A, 1,6 L	1	Satz
7100141716	2216G.135	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP2216 Grau, Grau, Teil B/A, 135 ml	12	Satz
7000000812	2216.2OZ	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP2216 Grau, Teil B/A, Grau, 59 ml	6	Satz

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP410

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP 410 Hohe Scherfestigkeit Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur 8 bis 10 Minuten Gute Alterungseigenschaften



- Härtung kann durch Zufuhr von Wärme beschleunigt werden.
- Einfach perfekte Klebverbindungen mit konstruktiven Festigkeiten
- Dosieren – Mischen – Auftragen in nur einem Arbeitsgang – für konstante und definierte Qualität.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100200494	410.50	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP410, Beige, 50 ml	12	Stück
7100261739	410.50	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP410, Beige, 50 ml	12	Stück
7100200495	410400	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP410, Beige, 400 ml	6	Stück
7100055833	410B.20	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP410, Beige, Teil B, 20 L	20	Liter
7100055704	410A.20S	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP410, Schwarz, Teil A, 20 L	20	Liter
7100055705	410A.20T	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP410, Transparent, Teil A, 20 L	20	Liter

Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP460

3M™ Scotch-Weld™ DP 460 ist ein zähelastischer 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis mit einem 2:1-Mischungsverhältnis. Das Produkt wurde insbesondere für das hochfeste Kleben von Metallen wie Aluminium und Stahl, von Kunststoffen wie ABS, PA, PC, Hart-PVC sowie von Faserverbundwerkstoffen entwickelt.

- Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur 60 Minuten
- Gute Schlagfestigkeit
- Dosieren – Mischen – Auftragen in nur einem Arbeitsgang – für konstante und definierte Qualität.



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100200496	460.50	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP460, Off-White, 50 ml	12	Stück
7100200498	460400	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP460, Off-White, 400 ml	6	Stück
7100269980	DP460	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP460, Weiß, Part A, 20 L	1	Fass
7100270164	DP460	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP460, Weiß, Part B, 20 L	1	Fass

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP490

3M™ Scotch-Weld™ DP 490 ist ein zähelastischer und thixotroper 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis mit einem 2:1-Mischungsverhältnis. DP 490 wurde für den Einsatz in Applikationen entwickelt, die extremen Belastungen ausgesetzt sind und hohe Festigkeiten erfordern.

- besonders leistungsfähiges Produkt
- Höchste Klebkraft auf Metallen und Faserverbundwerkstoffen
- Leichtes Aufbringen auf vertikale Flächen dank hoher Standfestigkeit



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100200499	490.50	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP490, Schwarz, 50 ml	12	Stück
7000079900	490.54	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP490, Schwarz, 54 L	1	Satz
7100200501	490400	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP490, Schwarz, 400 ml	6	Stück
7100269979	DP490	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP490, Schwarz, Part A, 18 L	1	Fass
7100269978	DP490	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP490, Schwarz, Part B, 18 L	1	Fass

Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Polyurethanbasis DP609

3M™ Scotch-Weld™ EPX™ DP 609 eignet sich zum Kleben von Kunststoffen, Metallen, Holz etc. Hohe Schäl-
festigkeit und gutes Dehnungsvermögen

- Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur 7 bis 9 Minuten
- Handfestigkeit nach 30 bis 45 Minuten
- Rezeptur mit flammhemmenden Eigenschaften



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100200502	609.50	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Polyurethanbasis DP609, Beige, 48.5 ml	12	Stück
7000080396	609.400	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Polyurethanbasis DP609, Beige, 400 ml	6	Stück

3M™ Scotch-Weld™ Polyurethan-Klebstoff DP610

3M™ Scotch-Weld™ DP 610 ist zum konstruktiven Kleben von Kunststoffen, Metallen, Glas etc. geeignet.

- kein Vergilben
- flexibel
- Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur 10 Minuten – Handfestigkeit nach 2 Stunden



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100200503	610.50	3M™ Scotch-Weld™ Polyurethan-Klebstoff DP610, Klar, 48.5 ml	12	Stück

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP760

3M™ Scotch-Weld™ DP 760 ist ein harter 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis mit einem 2:1-Mischungsverhältnis.

- Hohe Temperaturbeständigkeit bis 230 °C erlaubt stärkere Beanspruchung der Klebung.
- Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur 45 bis 60 Minuten
- Handfestigkeit nach 4 bis 6 Stunden



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100200504	760.50	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP760, Weiß, 50 ml	12	Stück
7100200506	DP760S	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP760, Weiß, 400 ml	6	Stück
7100270163	DP760	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP760, Weiß, Part A, 20 L	1	Fass
7100269955	DP760	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP760, Weiß, Part B, 20 L	1	Fass

Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP804

Das Scotch-weld™ EPX™ Bonding System ist ein Austragssystem zum Mischen von 2-komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis. Das Hauptagens und der Härter mit der Kartusche werden mit einer speziellen Handpistole und einer speziellen Düse gemischt und ausgetragen.

- Einfaches Mischen und Auftragen dank der EPX-Pistole.
- Einfach zu verwenden
- Verarbeitungszeit von 3 Minuten. Festigkeitsaufbau in 4 Minuten.



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100200507	804.50	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP804, Transparent, 48.5 ml	12	Stück

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzstoffbasis 3520

Scotch-Weld 3520 B/A ist ein transparenter Zweikomponenten-Konstruktionsklebstoff, der bei Raumtemperatur härtet. Er wurde für das Kleben von Metallen, Glas, Keramik, Holz etc. entwickelt.

Der Klebstoff ist besonders geeignet für eine Vielzahl von Kunststoffen wie Acrylglas (PMMA), ABS und Polystyrol.

- Gutes Fließverhalten
- Gutes Scherfestigkeit
- Hohe Schälkraft

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100185158	3520.2	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis 3520, Teil B/A, Transparent, 2 L	1	Satz

Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis 7260

3M™ Scotch-Weld™ 7260 B/A ist ein zähelastischer 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis mit einem 2:1-Mischungsverhältnis. Kleben von Metallen wie Stahl, Aluminium etc. sowie von Faserverbundwerkstoffen



- Hohe Scher- und Schälfestigkeit
- Hohe Klebkraft auf metallischen Oberflächen und duroplastischen Kunststoffen
- Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur bis 90 Minuten (FC Version) oder 300 Minuten (Standard Version)

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100260721	7260	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis 7260, Grau, FC, NS, Part A, 18 L	1	Fass
7100260722	7260	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis 7260, Grau, FC, NS, Part B, 18 L	1	Fass
7000080008	7260NS40	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis 7260, Grau, Teil B/A, 400 ml	6	Stück
7000080037	7260FCNS	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis 7260FC NS, Schwarz, Teil B/A, 400 ml	6	Stück

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis 7838

2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis. Sehr lange Verarbeitungszeit. Zähelastisch - hohe Scher- und Schälfestigkeit. Nicht fließend. Hohe Temperaturbeständigkeit bis 100°C. Kleben von Metallen und Faserverbundwerkstoffen.



- Aushärtung bei Raumtemperatur
- Die gehärtete Klebstoffverbindung weist hervorragende Flexibilität und eine hohe Klebkraft auf Metallen, Kunststoffen und Glas auf
- Die gehärtete Klebeverbindung behält ihre Festigkeit gut auch nach Alterung unter widrigen Bedingungen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100185187	7838.2	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis 7838, Teil A/B, 2 kg	1	Satz

Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8010

3M™ Scotch Weld™ DP 8010 ist ein zähelastischer 2 Komponenten Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis für das EPX System.

- Ideal für Materialien mit niedriger Oberflächenenergie
- Zum Verbinden von Baugruppen aus verschiedenen Materialien wie niedrigerenergetischen (LSE-)Kunststoffen, Thermoplasten, Verbundstoffen und Metallen
- Die mittlere Viskosität ermöglicht kontrolliertes Auftragen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100036717	8010.45	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8010, Blau-Grün, 45 ml	12	Stück
7100036719	8010.490	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8010, Blau-Grün, 490 ml	6	Stück

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP270 Schwarz

3M™ Scotch-Weld™ DP 270 ist ein 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis. Das Produkt ist UL-gelistet und kann als Vergussmasse eingesetzt werden. Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur 70 Minuten – Handfestigkeit nach 3 Stunden

- Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur 70 Minuten
- keine Korrosion auf Kupfer
- Vergussmasse



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100200491	270B.48.5	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP270 Schwarz, Schwarz, 48.5 ml	12	Stück
7100082565	270S.400	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP270 Schwarz, Schwarz, 400 ml	6	Stück

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP270 Klar

3M™ Scotch-Weld™ DP 270 ist ein 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis. Das Produkt ist UL-gelistet und kann als Vergussmasse eingesetzt werden. Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur 70 Minuten – Handfestigkeit nach 3 Stunden

- Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur 70 Minuten
- keine Korrosion auf Kupfer
- Vergussmasse



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100200493	270T.48.5	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP270, Transparent, 48.5 ml	12	Stück

Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP420 Schwarz

3M™ Scotch-Weld™ DP 420 ist ein schlagfester 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidbasis. Das Produkt zeichnet sich durch gute Ermüdungsbeständigkeit aus. Einsatz von DP 420 ersetzt mechanische Verbindungen wie Schrauben, Nieten, Punktschweißungen etc.



- Hohe Scher- und Schälfestigkeit
- Gute Alterungseigenschaften
- Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur 20 Minuten mit ausreichender Zeit für exakte Positionierung der Fügeteile

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100148731	420S.50	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP420 Schwarz, Schwarz, 50 ml	12	Stück
7100077148	420S.400	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP420 Schwarz, Schwarz, 400 ml	6	Stück

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP420 Off White

3M™ Scotch-Weld™ DP 420 ist ein schlagfester 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidbasis. Das Produkt zeichnet sich durch gute Ermüdungsbeständigkeit aus. Einsatz von DP 420 ersetzt mechanische Verbindungen wie Schrauben, Nieten, Punktschweißungen etc.



- Hohe Scher- und Schälfestigkeit
- Gute Alterungseigenschaften
- Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur 20 Minuten mit ausreichender Zeit für exakte Positionierung der Fügeteile

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100148736	420W.50	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP420 Off White, Weiß, 50 ml	12	Stück

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP420NS

3M™ Scotch-Weld™ DP 420 NS ist ein schlagfester 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidbasis. Das Produkt zeichnet sich durch gute Ermüdungsbeständigkeit aus. Einsatz von DP 420 NS ersetzt mechanische Verbindungen wie Schrauben, Nieten, Punktschweißungen etc.



- Hohe Scher- und Schälfestigkeit
- Gute Alterungseigenschaften
- Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur 20 Minuten mit ausreichender Zeit für exakte Positionierung der Fügeteile

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100148758	420NS.50	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP420NS, Schwarz, 50 ml	12	Stück
7100010680	420NS.400	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP420NS, Schwarz, 400 ml	6	Stück

Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Polyurethanbasis DP604NS

3M™ Scotch-Weld™ DP 604 NS ist ein flexibler 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Polyurethanbasis mit einem 1:1-Mischungsverhältnis. DP 604 NS wird zum schnellen und flexiblen Kleben von Metallen und Kunststoffen, Gummi, Beton, Keramik, Holz etc. verwendet.

- Aushärtung bei Raumtemperatur nach 6 Stunden
- bleibt nach Auftrag standfest
- kein Verlaufen des Konstruktionsklebstoffs in unerwünschte Bereiche



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100148738	604NS48,5	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Polyurethanbasis DP604NS, Schwarz, 48.5 ml	12	Stück

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Polyurethanbasis DP620NS

3M™ Scotch-Weld™ DP 620 NS ist ein flexibler 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Polyurethanbasis. DP 620 NS klebt viele Kunststoffe, Gummi, lackierte und geprimerte Metalle, Faserverbundwerkstoffe, Holz, Keramik, Glas etc.

- hält starken dynamischen Belastungen stand
- DP 620 NS ist nicht fließend eingestellt und auch für vertikale Anwendungen geeignet
- Kein Verlaufen des Konstruktionsklebstoffs in unerwünschte Bereiche



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100148737	620NS48,5	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Polyurethanbasis DP620NS, Schwarz, 48.5 ml	12	Stück
7000046372	620NS400	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Polyurethanbasis DP620NS, Schwarz, 400 ml	24	Packung

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Polyurethanbasis DP6310NS

2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Polyurethanbasis für EPX-System. Sehr kurze Verarbeitungszeit. Flexibel - hohe Scherfestigkeit. Nicht fließend. Kleben von Faserverbundwerkstoffen wie CFK, GFK sowie von Metallen und Kunststoffen.

- Die zweiteilige Urethanpaste bietet hervorragende Festigkeit und Leistung
- Die nicht durchhängende Formulierung widersteht dem Abfließen und Absacken des Klebstoffs
- Primerlos auf den meisten Oberflächen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100109829	6310.48,5	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Polyurethanbasis DP6310NS, Grün, 48.5 ml	12	Stück
7100109830	6310400	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Polyurethanbasis DP6310NS, Grün, 400 ml	6	Stück

Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Polyurethanbasis DP6330NS

2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Polyurethanbasis für EPX-System. Kurze Verarbeitungszeit. Flexibel - hohe Scherfestigkeit. Nicht fließend. Kleben von Faserverbundwerkstoffen wie CFK, GFK sowie von Metallen und Kunststoffen.



- Die zweiteilige Urethanpaste bietet hervorragende Festigkeit und Leistung
- Die nicht durchhängende Formulierung widersteht dem Abfließen und Absacken des Klebstoffs
- Primerlos auf den meisten Oberflächen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100109828	6330.48,5	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Polyurethanbasis DP6330NS, Grün, 48.5 ml	12	Stück
7100109827	6,330,400	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Polyurethanbasis DP6330NS, Grün, 400 ml	6	Stück
7100143961	DP6330NSPA5	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Polyurethanbasis DP6330NS, Grün, Teil A, 18.9 L	1	Fass
7100143701	DP6330NSPB5	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Polyurethanbasis DP6330NS, Grün, Teil B, 18.9 L	1	Fass

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis 7240 FR

3M™ Scotch-Weld™ 7240 B/A FR ist ein zähelastischer 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis mit einem 2:1-Mischungsverhältnis. Produkt ist sehr robust und wird häufig für Anwendungen in der Transportbranche verwendet.



- Gute Witterungsbeständigkeit
- Enthält Glaskugeln zum Einstellen der Klebschichtdicke
- nach FAR25 getestet (vertikale Beflammung) – Produkt erfüllt die Anforderung der Selbstlöschung in 15 Sekunden

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100042123	7240.54	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis 7240 FR, Schwarz, Teil B/A, 54 L	1	Satz
7100042087	7240.400	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis 7240 FR, Schwarz, Teil B/A, 400 ml	6	Stück

Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8005 Schwarz

3M™ Scotch-Weld™ DP 8005 ist ein zähelastischer 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis mit einem 10:1-Mischungsverhältnis. Kleben von niederenergetischen Kunststoffen wie PE, PP und TPE (Thermoplastische Elastomere) ohne Vorbehandlung der Oberflächen

- Hochfestes und schnelles Kleben von Kunststoffen mit geringer Oberflächenenergie (PE, PP, TPE)
- Hohe Scherfestigkeit – Gute Schälfestigkeit – Gute Schlagfestigkeit
- Einfache und praktische Anwendung – für konstant hohe und gleichbleibende Qualität im Klebprozess



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100089475	8005S45	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8005 Schwarz, Schwarz, 45 ml	12	Stück
7100089476	8005S490	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8005 Schwarz, Schwarz, 490 ml	6	Stück

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8005 Off-white

3M™ Scotch-Weld™ DP 8005 ist ein zähelastischer 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis mit einem 10:1-Mischungsverhältnis. Kleben von niederenergetischen Kunststoffen wie PE, PP und TPE (Thermoplastische Elastomere) ohne Vorbehandlung der Oberflächen

- Hochfestes und schnelles Kleben von Kunststoffen mit geringer Oberflächenenergie (PE, PP, TPE)
- Hohe Scherfestigkeit – Gute Schälfestigkeit – Gute Schlagfestigkeit
- Einfache und praktische Anwendung – für konstant hohe und gleichbleibende Qualität im Klebprozess



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100240965	8005T490	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8005 Off-white, Transluzent, 490 ml	6	Stück
7000080039	8005A.2	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8005 Off-white, Transluzent, Teil A, Aktivator, 2 L	2	Kanister
7000080038	8005B.10	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8005 Off-white, Transluzent, Teil B, 10 L	1	Stück

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8405NS

3M™ Scotch-Weld™ DP 8405 NS ist ein zähelastischer 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis. Das Produkt ist leicht öltolerant und klebt Metalle wie Aluminium und Edelstahl, Kunststoffe wie ABS, PMMA, PC, PVC, sowie Elastomere und viele andere Werkstoffe. Sehr kurze Verarbeitungszeit erlaubt Belasung der gefügten Teile nach sehr kurzer Zeit.

- Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur 5 Minuten – Handfestigkeit nach 20 Minuten
- Hohe Scherfestigkeit – Gute Schälfestigkeit – Gute Schlagfestigkeit
- DP 8405 NS ist leicht öltolerant und klebt viele Metalle sowie Kunststoffe wie ABS, PC, PMMA und PVC.



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100009688	8405.45	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8405NS, Grün, 45 ml	12	Stück
7100011056	8405.490	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8405NS, Grün, 490 ml	6	Stück

Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8407NS

Der 3M™ Scotch-Weld™ Acrylatklebstoff für Metall 8407NS ist ein grauer Konstruktionsklebstoff mit hoher Überlappscher- und Schälhaftigkeit und guter Stoßfestigkeit und Haltbarkeit.

- Hervorragende Festigkeit und Haltbarkeit auf blanken Metallen, Kunststoffen und anderen Materialien
- Zähelastisch
- Überragende Schäl- und Schlagfestigkeit



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100179442	8407.A5	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8407NS, Aktivator, Teil A, Grau, 18.925 ml	1	Fass
7100179264	DP84071G	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8407NS, Grau, Teil A, 3.78 L	4	Kanister

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8407NS

3M™ Scotch-Weld™ DP 8407 NS ist ein zähelastischer 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis mit 10:1-Mischungsverhältnis. Das Produkt ist besonders optimiert für das Kleben von Metallen mit geringer Oberflächenvorbereitung – doch auch viele Kunststoffe lassen sich mit DP 8407 NS hochfest verbinden.

- Nicht korrosiv auf Stahl und Buntmetallen
- widerstandsfähig gegenüber Pulverbeschichtungs- und Lackeinbrennzyklen bis 200 °C
- Hohe Scherfestigkeit – Gute Schälhaftigkeit – Gute Schlagfestigkeit



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100179482	8407.45	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8407NS, Grau, 45 ml	12	Stück
7100179480	8 407 490	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8407NS, Grau, 490 ml	6	Stück
7100105384	8407.B5	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8407NS, Grau, Teil B, 18.9 L	1	Fass

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8410NS

3M™ Scotch-Weld™ DP 8410 NS (non-sag) ist ein lösemittelfreier und nicht fließender 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis mit einer Verarbeitungszeit von 10 bis 12 Minuten.

- Kurze Verarbeitungszeit
- Sehr hohe Scherfestigkeit
- Sehr hohe Schlag- und Schälhaftigkeit



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100024055	8410.45	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8410NS, Grün, 45 ml	12	Stück
7100024045	8410.490	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8410NS, Grün, 490 ml	6	Stück

Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8425NS

3M™ Scotch-Weld™ DP 8425 NS ist ein zähelastischer 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis. Das Produkt ist leicht öltolerant und klebt Metalle wie Aluminium und Edelstahl, Kunststoffe wie ABS, PMMA, PC, PVC, sowie Elastomere und viele andere Werkstoffe. Sehr kurze Verarbeitungszeit erlaubt Belastung der gefügten Teile nach sehr kurzer Zeit.

- Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur 25 Minuten – Handfestigkeit nach 56 Minuten
- Hohe Scherfestigkeit – Gute Schälfestigkeit – Gute Schlagfestigkeit
- Geringe Geruchsentwicklung (im Vergleich zu anderen Acrylat-Klebstoffen)



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100078165	8425.45	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8425NS, Grün, 45 ml	12	Stück
7100078166	8425.490	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8425NS, Grün, 490 ml	6	Stück

3M™ Scotch-Weld™ 2 Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8610NS

Der 3M™ Scotch-Weld™ Flexible Acrylat-Klebstoff DP8610NS ist ein schwarzer, nicht fließender und geruchsarmer 2-Komponenten-Acrylat-Klebstoff. Dieser hochgradig dehnfähige Acrylat-Klebstoff mit struktureller Festigkeit eignet sich ideal zum Verbinden unterschiedlicher Materialien, zum Fügen dünner Panele, bei denen es auf eine unsichtbare Klebnaht ankommt, sowie für jede andere Anwendung, die flexible Klebnähte erfordert.

- Hochflexibler Strukturklebstoff mit einer Dehnfähigkeit von über 200%
- Nur minimal sichtbare Klebnaht und Schrumpfung beim Härten, sodass dünne Panele verklebt werden können
- Verringert die Belastungen, die durch unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten entstehen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100233359	DP861045	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8610NS, Schwarz, 45 ml	12	Stück
7100232802	DP8610490	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8610NS, Schwarz, 490 ml	6	Stück

Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ Scotch-Weld™ 2 Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8625NS

Der 3M™ Scotch-Weld™ Flexible Acrylat-Klebstoff DP8625NS ist ein schwarzer, nicht fließender und geruchsarmer 2-Komponenten-Acrylat-Klebstoff. Dieser hochgradig dehnfähige Acrylat-Klebstoff mit struktureller Festigkeit eignet sich ideal zum Verbinden unterschiedlicher Materialien, zum Fügen dünner Panele, bei denen es auf eine unsichtbare Klebnaht ankommt, sowie für jede andere Anwendung, die flexible Klebnähte erfordert.



- Hohe Dehnfähigkeit und Flexibilität
- Haftet bei nur minimaler Oberflächenvorbereitung auf einer Vielzahl von Oberflächen
- Geruchsarm und nicht entflammbar, sodass im Vergleich zu herkömmlichen Acrylat-Klebstoffen eine höhere Arbeitssicherheit gewährleistet ist

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100244478	DP862545	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8625NS, Schwarz, 45 ml	12	Stück
7100244477	DP8625490	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8625NS, Schwarz, 490 ml	6	Stück

3M™ Scotch-Weld™ 2 Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8705NS

Beim 3M™ Scotch-Weld™ geruchsarmen Acrylat-Klebstoff DP8705NS handelt es sich um einen schwarzen, nicht fließenden 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis, der geruchsarm und nicht entflammbar ist. Bei der Version 8705 handelt es sich um eine verbesserte Ausführung der 3M geruchsarmen Acrylat-Klebstoffe, die eine bessere Schlagzähigkeit, Schälfestigkeit, Flexibilität, Beständigkeit gegenüber niedrigen Temperaturen und Arbeitssicherheit bietet.



- Geruchsarm, nicht entflammbar und ein geringeres toxikologisches Profil, sodass im Vergleich zu herkömmlichen Acrylat-Klebstoffen ein sichereres Arbeitsumfeld gewährleistet ist
- Haftet auf verschiedenen Oberflächen, einschließlich Metallen, lackierten Flächen, Kunststoffen und Kompositen – dabei ist nur eine minimale Oberflächenvorbereitung erforderlich, selbst bei leicht öligen Flächen
- Zuverlässige Klebkraft bei niedrigen Temperaturen mit struktureller Festigkeit bei bis zu -40 °C

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100245036	DP870545	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8705NS, Schwarz, 45 ml	12	Stück
7100245039	DP8705490	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8705NS, Schwarz, 490 ml	6	Stück

Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ Scotch-Weld™ 2 Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8710NS

Beim 3M™ Scotch-Weld™ Geruchsarmen Acrylat-Klebstoff DP8710NS handelt es sich um einen schwarzen, nicht fließenden 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis, der geruchsarm und nicht entflammbar ist. Bei der Version 8710 handelt es sich um eine verbesserte Ausführung der 3M geruchsarmen Acrylat-Klebstoffe, die eine bessere Schlagzähigkeit, Schälfestigkeit, Flexibilität, Beständigkeit gegenüber niedrigen Temperaturen und Arbeitssicherheit bietet.



- Geruchsarm, nicht entflammbar und ein geringeres toxikologisches Profil, sodass im Vergleich zu herkömmlichen Acrylat-Klebstoffen ein sichereres Arbeitsumfeld gewährleistet ist
- Haftet auf verschiedenen Oberflächen, einschließlich Metallen, lackierten Flächen, Kunststoffen und Kompositen – dabei ist nur eine minimale Oberflächenvorbereitung erforderlich, selbst bei leicht öligen Flächen
- Zuverlässige Klebkraft bei niedrigen Temperaturen mit struktureller Festigkeit bei bis zu -40 °C

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100233349	DP871045	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8710NS, Schwarz, 45 ml	12	Stück
7100233348	DP8710490	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8710NS, Schwarz, 490 ml	6	Stück

3M™ Scotch-Weld™ 2 Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8725NS

Beim 3M™ Scotch-Weld™ Geruchsarmen Acrylat-Klebstoff DP8725NS handelt es sich um einen schwarzen, nicht fließenden 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis, der geruchsarm und nicht entflammbar ist. Bei der Version 8725 handelt es sich um eine verbesserte Ausführung der 3M geruchsarmen Acrylat-Klebstoffe, die eine bessere Schlagzähigkeit, Schälfestigkeit, Flexibilität, Beständigkeit gegenüber niedrigen Temperaturen und Arbeitssicherheit bietet.



- Geruchsarm, nicht entflammbar und ein geringeres toxikologisches Profil, sodass im Vergleich zu herkömmlichen Acrylat-Klebstoffen ein sichereres Arbeitsumfeld gewährleistet ist
- Haftet auf verschiedenen Oberflächen, einschließlich Metallen, lackierten Flächen, Kunststoffen und Kompositen – dabei ist nur eine minimale Oberflächenvorbereitung erforderlich, selbst bei leicht öligen Flächen
- Zuverlässige Klebkraft bei niedrigen Temperaturen mit struktureller Festigkeit bei bis zu -40 °C

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100244858	DP872545	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8725NS, Schwarz, 45 ml	12	Stück
7100244480	DP8725490	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8725NS, Schwarz, 490 ml	6	Stück
7100244861	DP8725/B5GAL	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8725NS, Schwarz, Part B, 18.9 L	1	Fass

Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8805NS

3M™ Scotch-Weld™ DP 8805 NS ist ein zähelastischer 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis mit einem 10:1-Mischungsverhältnis. Aufgrund der schnelleren Aushärtung ist das Produkt besonders geeignet für industrielle und gewerbliche Anwendungen, die Festigkeitsaufbau in kurzer Zeit erfordern.

- Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur 4 Minuten – Handfestigkeit nach 9 Minuten
- Geruchsarm
- Hohe Scherfestigkeit – Gute Schälfestigkeit – Gute Schlagfestigkeit



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100098631	8805.45	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8805NS, Grün, 45 ml	12	Stück
7100097636	8,805,490	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8805NS, Grün, 490 ml	6	Stück

3M™ Scotch-Weld™ 2 Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8810NS

3M™ Scotch-Weld™ DP 8810 NS ist ein zähelastischer 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis mit einem 10:1-Mischungsverhältnis. Aufgrund der schnelleren Aushärtung ist das Produkt besonders geeignet für industrielle und gewerbliche Anwendungen, die Festigkeitsaufbau in kurzer Zeit erfordern.

- Handfestigkeit nach 20 Minuten
- Geruchsarm (im Vergleich zu anderen Acrylat-Klebstoffen)
- Hohe Scherfestigkeit – Gute Schälfestigkeit – Gute Schlagfestigkeit



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100097704	8810.B55G	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8810NS, Grün, 18.9 L, Teil B	1	Fass
7100097574	8810.45	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8810NS, Grün, 45 ml	12	Stück
7100075409	8,810,490	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8810NS, Grün, 490 ml	6	Stück

Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8825NS

3M™ Scotch-Weld™ DP 8825 NS ist ein geruchsarmer und zähelastischer 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis.

- Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur 25 Minuten – Handfestigkeit nach 56 Minuten
- Geruchsarm (im Vergleich zu anderen Acrylat-Klebstoffen)
- Hohe Scherfestigkeit – Gute Schälfestigkeit – Gute Schlagfestigkeit



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100067291	8825.B5	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8825NS, Grün, 18,7 L	1	Fass
7100067297	8825.45	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8825NS, Grün, 45 ml	12	Stück
7100068120	8825.490	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8825NS, Grün, 490 ml	6	Stück

3M™ Scotch-Weld™ 2 Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8910NS

Beim 3M™ Scotch-Weld™ Konstruktionsklebstoff für Nylon DP8910NS handelt es sich um einen schwarzen, nicht fließenden und nicht entflammaren 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis. Die Klebstoff 8910 sorgt für eine strukturelle Verklebung auf Polyamiden (Nylon), anderen technischen Thermoplasten sowie Aluminium und anderen Metallen, ohne dass eine umfassende Oberflächenvorbereitung durch Plasmabehandlung oder Beflammung erforderlich wäre.

- Strukturelle Verklebung mit Nylon (Polyamiden), ohne dass eine umfangreiche Oberflächenvorbereitung durch Plasmabehandlung oder Beflammung erforderlich wäre
- Hervorragende Klebkraft auf Aluminium, Edelstahl und anderen Metallen, die üblicherweise mit Nylon verbunden werden
- Hervorragende Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen bis 85 °C und Umgebungen mit höherer Feuchtigkeit



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100246046	DP891045	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8910NS, Schwarz, 45 ml	12	Stück
7100246043	DP8910490	3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8910NS, Schwarz, 490 ml	6	Stück

Ein-Komponenten-Konstruktionsklebstoffe

3M™ Scotch-Weld™ 1-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis 2214 Regular

3M™ Scotch-Weld™ 2214 Konstruktionsklebstoffe verfügen über sehr hohe Scherfestigkeit, gute Alterungseigenschaften und ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit. Beide hochleistungsfähigen 1K-Klebstoffe härten bei 120 °C aus und werden zum Kleben von Metallen, Nicht-Eisen-Metallen, von Kunststoffen, Faserverbundwerkstoffen etc. eingesetzt.

- Gute Entlüftungseigenschaften für dichte und blasenfreie Klebnähte
- 1K-Konstruktionsklebstoff mit UL-Listung
- nicht fließend (pastös) eingestellt



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000079791	2214HT.1	3M™ Scotch-Weld™ 1-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis 2214 Regular, Grau, 1 L	2	Kanister
7000000811	2214.177	3M™ Scotch-Weld™ 1-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis 2214 Regular, Grau, 177 ml	6	Stück

3M™ Scotch-Weld™ 1-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis 2214 HT Neue Formulierung

3M™ Scotch-Weld™ Epoxidklebstoff 2214 Hi-Temp New Formula wurde entwickelt, um eine hohe Festigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit und glatte Klebelinien zu bieten. Dieses aluminiumgefüllte Produkt wurde für den Einsatz entwickelt, bei dem höhere Festigkeiten zwischen 180 °F bis 350 °F (-82 °C bis 177 °C) erforderlich sind, insbesondere auf Aluminium.

- Einteilig, 100 % Feststoffe, heißhärtender Klebstoff
- Die geschmeidige Pastenkonsistenz geht dorthin, wo sie benötigt wird, ohne abzusacken
- Verbesserte Leistung bei niedrigeren Temperaturen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000046474	2214HT177	3M™ Scotch-Weld™ 1-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis 2214 HT, Neue Formulierung, Grau, 177 ml	6	Stück

3M™ 1-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Polyurethanbasis 5005

1-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Polyurethanbasis mit hoher Klebkraft wurde besonders für das Kleben von Holzwerkstoffen miteinander und zu anderen Substraten entwickelt – dazu gehören auch Hölzer mit höherem Feuchtigkeitsgehalt.

- Lösemittelfrei
- kurze Klebspanne
- Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000110555	5005.310	3M™ Scotch-Weld™ 1-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Polyurethanbasis 5005, Transluzent, 310 ml	12	Stück

Kontakt-Klebstoffe

3M™ Scotch-Weld™ Sekundenkleber SIGel

3M™ Scotch-Weld™ SI Gel ist ein hochviskoser und oberflächenunempfindlicher Cyanacrylat-Klebstoff.

- Cyanacrylat-Klebstoff zum Kleben von Naturstoffen mit sich selbst und anderen Fügepartnern
- hochviskos (Gel)
- Sehr gutes Spaltfüllvermögen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100027510	SIGEL.300	3M™ Scotch-Weld™ Oberflächenunempfindlicher Sekundenkleber SIGel, 300 g	1	Flasche
7100034009	SIGEL20	3M™ Scotch-Weld™ Oberflächenunempfindlicher Sekundenkleber SIGel, Klar, 20 g	20	Stück

3M™ Scotch-Weld™ Cyanacrylat-Klebstoff SI1500

3M™ Scotch-Weld™ SI 1500 ist ein hochviskoser und oberflächenunempfindlicher Cyanacrylat-Klebstoff. 3M™ Scotch-Weld™ SI 1500 klebt raue, poröse, leicht verschmutzte und saure Untergründe wie Holz, Pappe, Furniere, Stoffe, Kork und Leder. Produkt eignet sich besonders zum Füllen kleinerer Zwischenräume

- Kleben von oberflächenunempfindlichen Naturstoffen wie Holz, Kork, Leder etc.
- Kein Verlaufen des Cyanacrylat-Klebstoffs in unerwünschte Bereiche
- Sehr gutes Spaltfüllvermögen – geeignet für unterschiedlichste Werkstoffe



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100040836	SI1500.20	3M™ Scotch-Weld™ Cyanacrylat-Klebstoff SI1500, Transparent, 20 g	10	Stück

3M™ Scotch-Weld™ Cyanacrylat-Klebstoff MC100

3M™ Scotch-Weld™ MC 100 ist ein mittelviskoser Cyanacrylat-Klebstoff zum Verbinden von Metallen untereinander und mit anderen Werkstoffen. Das Produkt eignet sich für den Einsatz auf glatten, ebenen Oberflächen. Scotch-Weld MC 100 wird z. B. eingesetzt zur Montage von Kupfer-Messing-galvanisierten Bändern an Metall.

- Klebt Metalle, auch verzinkte Oberflächen
- mittelviskos
- Starke, langlebige und alterungsbeständige Verbindungen auf den unterschiedlichsten Oberflächen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100038866	100WILKI	3M™ Scotch-Weld™ Cyanacrylat-Klebstoff MC100, Transparent, 500 g	1	Stück

Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ Scotch-Weld™ Cyanacrylat-Klebstoff für Kunststoffe und Elastomere PR100

3M™ Scotch-Weld™ PR 100 ist ein mittelviskoser Cyanacrylat-Klebstoff.

- Kunststoffe und Gummi
- mittelviskos
- auf vielen Werkstoffen einsetzbar



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100033657	PR100.20	3M™ Scotch-Weld™ Cyanacrylat-Klebstoff für Kunststoffe und Elastomere PR100, Transparent, 20 g	10	Stück
7100033726	PR100.50	3M™ Scotch-Weld™ Cyanacrylat-Klebstoff für Kunststoffe und Elastomere PR100, Transparent, 50 g	10	Stück
7100033708	PR100.500	3M™ Scotch-Weld™ Cyanacrylat-Klebstoff für Kunststoffe und Elastomere PR100, Transparent, 500 g	1	Stück

3M™ Scotch-Weld™ Cyanacrylat-Klebstoff für Kunststoffe und Elastomere PR1500

3M™ Scotch-Weld™ PR 1500 ist ein hochviskoser Cyanacrylat-Klebstoff für Kunststoffe und Elastomere. Cyanacrylat-Klebstoff für die besonderen Anforderungen von Kunststoffen wie ABS, PA, PC und PVC sowie von Gummi.

- Schnelles Kleben für zügigen Fortschritt in der Produktion
- entwickelt für besondere Anforderungen von Oberflächen wie PA, EPDM, Gummi etc.
- hochviskos



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100034078	PR150050	3M™ Scotch-Weld™ Cyanacrylat-Klebstoff für Kunststoffe und Elastomere PR1500, Transparent, 50 g	10	Stück
7100034071	PR1500.500	3M™ Scotch-Weld™ Cyanacrylat-Klebstoff für Kunststoffe und Elastomere PR1500, Transparent, 500 g	1	Stück

Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ Scotch-Weld™ Cyanacrylat-Klebstoff SF100

3M™ Scotch-Weld™ SF 100 ist ein mittelviskoser und sehr schnell aushärtender Cyanacrylat-Klebstoff. Geeignet für Anwendungen, in denen Geschwindigkeit das Maß der Dinge ist. Kleben von Kunststoffen, Elastomeren, Metallen, Papier, Leder, Kork, Holz etc.

- Handfestigkeit bereits in Sekunden – für höchste Produktivität.
- Auftrag genau eines Tropfens durch kurzes Drücken auf die Flasche – Auftrag einer Raupe in gewünschter Länge durch anhaltendes Drücken.
- In vielen Werkstoffkombinationen einsetzbar



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100034060	SF100.20	3M™ Scotch-Weld™ Cyanacrylat-Klebstoff SF100, Transparent, 20 g	10	Stück
7100034525	SF100.50	3M™ Scotch-Weld™ Cyanacrylat-Klebstoff SF100, Transparent, 50 g	10	Stück
7100033985	SF100.500	3M™ Scotch-Weld™ Cyanacrylat-Klebstoff SF100, Transparent, 500 g	1	Stück

3M™ Scotch-Weld™ Cyanacrylat-Klebstoff SF20

3M™ Scotch-Weld™ SF 20 ist ein niedrigviskoser und sehr schnell aushärtender Cyanacrylat-Klebstoff. Geringe Menge an Cyanacrylat-Klebstoff ist ausreichend zum hochfesten Kleben vieler Kunststoffe und Metalle, von Gummi, Holz, Leder und anderer Werkstoffe.

- Handfestigkeit bereits in Sekunden – für höchste Produktivität.
- Auftrag genau eines Tropfens durch kurzes Drücken auf die Flasche – Auftrag einer Raupe in gewünschter Länge durch anhaltendes Drücken.
- Kleben auf unterschiedlichsten Werkstoffen inklusive Leder, Kork, Holz, Kunststoffen und Gummi



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100034279	SF20.20	3M™ Scotch-Weld™ Cyanacrylat-Klebstoff SF20, Transparent, 20 g	10	Stück

Anaerobe Klebstoffe

3M™ Scotch-Weld™ Anaerober Klebstoff zur Schraubensicherung TL42

3M™ Scotch-Weld™ Anaerober Klebstoff zur Schraubensicherung TL 42 ist ein mittelfester 1-Komponenten-Konstruktionsklebstoff. Härtung unter Ausschluss von Sauerstoff und in Anwesenheit von Metallen.

- TL 42 sichert Befestigungsbolzen und Gehäuseschrauben auch ungereinigter belasteter Maschinenteile
- Einsatz in Anwendungen mit hoher Belastung bei geforderter Wiederlösbarkeit
- Geeignet für den Einsatz an Teilen, die zur Wartung mit Werkzeug von Hand demontiert werden müssen.



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100034072	TL42.250	3M™ Scotch-Weld™ Anaerober Klebstoff zur Schraubensicherung TL42, Blau, 250 ml	5	Stück

3M™ Scotch-Weld™ Anaerober Klebstoff zur Schraubensicherung TL43

3M™ Scotch-Weld™ Anaerober Klebstoff zur Schraubensicherung TL 43 ist ein leicht öltoleranter und mittel- bis hochfester 1-Komponenten-Konstruktionsklebstoff.

- Blau
- mittel- bis hochfest
- leicht öltolerant feste und strapazierfähige Verbindung zum Sichern und Kleben von Schrauben



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100034008	TL43.50	3M™ Scotch-Weld™ Anaerober Klebstoff zur Schraubensicherung TL43, Blau, 50 ml	10	Stück

Schmelzklebstoffe

3M™ Scotch-Weld™ Auftragsgerät für Reaktive Schmelzklebstoffe PUR 250

Der 3M™ Scotch-Weld™ PUR-Klebstoff EZ250150 bietet eine großzügige Klebspanne von 150 Sekunden, um das Durchführen komplexer Montagen und das Bearbeiten großer Werkstücke zu ermöglichen. Er eignet sich für eine große Bandbreite von Betriebstemperaturen. Er ist ideal zum Verkleben von Holz, Kunststoffen, Glas und Metall. Diese Komplettlösung mit Klebstoff und Dispenser ermöglicht schnelle und einfache Reinigung und bietet praktisches Zubehör für den Klebstoffauftrag.



- Die lange Verarbeitungszeit ermöglicht das Positionieren von Werkstücken
- Erzeugt hochfeste Verbindungen, die beständig gegen Weichmacher sind
- Haftet auf verschiedenen Materialien einschließlich Holz, Kunststoffen, Glas und Metall

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000028622	CD2	3M™ Scotch-Weld™ Auftragsgerät für Reaktive Schmelzklebstoffe PUR 250, 220V	1	Stück

3M™ Scotch-Weld™ Reaktiver PUR-Schmelzklebstoff TE031

3M™ Scotch-Weld™ Reaktiver PUR-Schmelzklebstoff TE 031 ist ein feuchtigkeitsvernetzender 1-Komponenten-Konstruktionsklebstoff mit 100 % Festkörpergehalt zum Kleben von Kunststoffen und Holz. TE 031 ist extrudierbar und wird idealerweise mit dem 3M™ Scotch-Weld™ PUR 250 Auftragsgerät auf die Werkstoffe appliziert.



- Kleben von Kunststoffen wie PA, PC, PMMA, Polystyrol, PVE etc.
- Kurze Klebspanne erlaubt schnelles Kleben
- Hohe konstruktive Festigkeit von über 6 MPa

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000000903	031S	3M™ Scotch-Weld™ Reaktiver PUR-Schmelzklebstoff TE031, Schwarz, 295 ml	5	Kanister
7000028589	031W.2US	3M™ Scotch-Weld™ Reaktiver PUR-Schmelzklebstoff TE031, Weiß, 2 kg	6	Beutel
7000000902	031W	3M™ Scotch-Weld™ Reaktiver PUR-Schmelzklebstoff TE031, Weiß, 295 ml	5	Kanister

3M™ Scotch-Weld™ Reaktiver PUR Schmelzklebstoff TE100

3M™ Scotch-Weld™ Reaktiver PUR Schmelzklebstoff TE 100 ist ein feuchtigkeitsvernetzender 1-Komponenten-Konstruktionsklebstoff mit 100 % Festkörpergehalt zum Kleben unterschiedlichster Werkstoffe.



- mittlere Klebspanne
- Kleben von Holz und ausgewählten Kunststoffen
- Festkörpergehalt 100 %

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000028590	100W	3M™ Scotch-Weld™ Reaktiver PUR Schmelzklebstoff TE100, Weiß, 295 ml	5	Flasche

Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ Scotch-Weld™ Reaktiver PUR Schmelzklebstoff TE200

3M™ Scotch-Weld™ Reaktiver PUR Schmelzklebstoff TE 200 ist ein feuchtigkeitsvernetzender 1-Komponenten-Konstruktionsklebstoff mit 100 % Festkörpergehalt zum Kleben von Holz und ausgewählten Kunststoffen.

- lange Klebspanne
- sehr dünne und nicht sichtbare Klebfugen
- Festkörpergehalt 100 %



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000000905	200W	3M™ Scotch-Weld™ Reaktiver PUR Schmelzklebstoff TE200, Weiß, 295 ml	5	Flasche

3M™ Scotch-Weld™ Reaktiver PUR Schmelzklebstoff TS230 Off-white

3M™ Scotch-Weld™ Reaktiver PUR Schmelzklebstoff TS 230 ist ein feuchtigkeitsvernetzender 1-Komponenten-Konstruktionsklebstoff mit 100 % Festkörpergehalt zum Kleben von Kunststoffen und Holz. Sprüh- und extrudierbar mit langer Klebspanne. Die lange Verarbeitungszeit erlaubt das Fügen größerer Flächen.

- Lange Verarbeitungszeit erlaubt das Fügen größerer Flächen.
- Gute Weichmacherbeständigkeit
- Reaktiver PUR-Schmelzklebstoff eignet sich für vielseitige Werkstoffkombinationen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000046534	230W.2	3M™ Scotch-Weld™ Reaktiver PUR Schmelzklebstoff TS230, Weiß, 2 kg	6	Beutel
7000000898	230W295	3M™ Scotch-Weld™ Reaktiver PUR Schmelzklebstoff TS230, Weiß, 295 ml	5	Flasche

3M™ Scotch-Weld™ Reaktiver PUR Schmelzklebstoff TS230 Schwarz

3M™ Scotch-Weld™ Reaktiver PUR Schmelzklebstoff TS 230 ist ein feuchtigkeitsvernetzender 1-Komponenten-Konstruktionsklebstoff mit 100 % Festkörpergehalt zum Kleben von Kunststoffen und Holz. Sprüh- und extrudierbar mit langer Klebspanne. Die lange Verarbeitungszeit erlaubt das Fügen größerer Flächen.

- Lange Verarbeitungszeit erlaubt das Fügen größerer Flächen.
- Gute Weichmacherbeständigkeit
- Reaktiver PUR-Schmelzklebstoff eignet sich für vielseitige Werkstoffkombinationen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000000906	230S.295	3M™ Scotch-Weld™ Reaktiver PUR Schmelzklebstoff TS230, Schwarz, 295 ml	5	Flasche

Lösungsmittelbasierte Klebstoffe

3M™ Zylinder Sprühklebstoff HoldFast 70

3M™ Zylinder Sprühklebstoff Hold Fast 70 wird eingesetzt zum Kleben von Schaum- und faserverstärkten Kunststoffen, Polystyrol, Isoliermaterialien etc. Das Produkt verfügt über sehr kurze Abluftzeit bei langer Klebspanne – so bleibt ausreichend Zeit für die exakte Positionierung und Ausrichtung der Werkstoffe. Eignung auch zur Dichtung und als Schutz vor Feuchtigkeit.

- Schnelles Kleben von Schaum- und faserverstärkten Kunststoffen, Polystyrol, von Schaumstoffen und Isoliermaterialien, Abtropfblechen, Textilien etc.
- sehr kurze Abluftzeit – lange Klebspanne
- kein Absacken und Durchschlagen bei porösen Werkstoffen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100138478	ZYL70	3M™ Zylinder Sprühklebstoff HoldFast 70, Transluzent, 12.3 kg	1	Stück

3M™ Sprühklebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere FoamFast 74

3M™ Foam Fast Sprühklebstoff 74 ist ein schnell trocknendes Produkt, das besonders für das Kleben von Schaumstoffen entwickelt wurde. Kurze Abluftzeit und Klebspanne ermöglicht schnelles Verarbeiten. Per Knopfdruck wird Foam Fast 74 direkt und am richtigen Ort auf die Werkstoffoberfläche aufgetragen.

- besonders für Schaumstoff-Klebungen geeignet
- kein Sprühnebel bei unterschiedlichen Auftragsbreiten
- Profi-Qualität für dauerhafte und anspruchsvolle Verbindungen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000116772	74	3M™ Sprühklebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere FoamFast 74, Orange, 500 ml	12	Kanister

3M™ Sprühklebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere Repositionable 75

3M™ Repositionable 75 ist ein sprühbarer Lösemittelklebstoff auf Basis synthetischer Elastomere für wiederlösbare und repositionierbare Verbindungen. Haftung in Sekunden – dabei jedoch dauerklebrig (repositionierbar und wiederlösbar).

- wiederlösbare Verbindung bei einseitigem und dünnem Auftrag
- Kleben empfindlicher und leichtgewichtiger Substrate ohne Zerstörung der Oberflächen
- Dauerklebrig mit schneller Anfangshaftung (kann häufig repositioniert werden)



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000116775	75	3M™ Sprühklebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere Repositionable 75, Transparent, 500 ml	12	Kanister

Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ Sprühklebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere Hi-Tack 76

3M™ Hi-Tack 76 ist ein sprühbarer Lösemittelklebstoff auf Basis synthetischer Elastomere für dauerhafte Verbindungen.

- Hohe Klebrigkeit
- für großflächige Klebungen geeignet
- Kleben von Metallen, Holz, Pappe, Filz, Gummi sowie von Schaum- und Kunststoffen (PE und PP) miteinander und mit anderen Werkstoffen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000116779	76	3M™ Sprühklebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere Hi-Tack 76, Beige, 500 ml	12	Kanister

3M™ Sprühklebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere Rubber and Vinyl 80

3M™ Rubber and Vinyl 80 ist ein sprühbarer Lösemittelklebstoff auf Basis synthetischer Elastomere für dauerhafte Verbindungen.

- Kleben von Gummi und PVC (Vinyl-Werkstoffe)
- Gute Temperaturbeständigkeit bis 95 °C
- kann für Deckenverkleidungen im Automobilbau verwendet werden



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000116787	80	3M™ Sprühklebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere Rubber and Vinyl 80, Gelb, 500 ml	12	Kanister

3M™ Sprühklebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere Hi-Strength 90

3M™ Sprühklebstoff Hi-Strength 90 eignet sich für das Kleben von Metallen, Holz, Textilien, Gummi sowie von Schaum- und diversen (auch niederenergetischen) Kunststoffen. Kurze Abluftzeit und Klebspanne ermöglicht schnelles Verarbeiten. Per Knopfdruck wird Hi-Strength 90 direkt und am richtigen Ort auf die Werkstoffoberfläche aufgetragen.

- Profi-Qualität für dauerhafte und anspruchsvolle Verbindungen
- kein Sprühnebel bei unterschiedlichen Auftragsbreiten
- kurze Abluftzeit und Klebspanne



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000116790	90	3M™ Sprühklebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere Hi-Strength 90, Transparent, 500 ml	12	Kanister

Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ Zylinder Sprühklebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere High-Strength 94CA

3M™ Zylinder Sprühklebstoff Hi-Strength 94 CA wird eingesetzt zum Kleben von Laminaten und Furnieren mit Holz, MDF, Melamin etc. sowie von Gummi und Metallen. Das Produkt mit hohem Festkörperanteil erzeugt starke und beständige Verbindungen.

- Produkt mit hohem Festkörpergehalt für zuverlässiges Kleben
- nachträglich formbare Verbindungen
- Schnell trocknend – für die zügige Montage



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100176092	CIL94CAN	3M™ Zylinder Sprühklebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere High-Strength 94CA, Transluzent, 11.9 kg	1	Stück

3M™ Lösemittelklebstoff auf Polychloroprenbasis 10

3M™ Universal-Klebstoff 10 wird ohne Härterzusatz verwendet und verfügt über lange Klebspanne. Das Produkt ist wasser- und ölbeständig und wird zum Kleben von Metallen und Kunststoffen verwendet. Besondere Eignung beim Kleben von Schichtstoff-, Dekor- und Hartfaserplatten, von Sperrholz, Furnieren, Blechen, Gummi, Leder und Textilien.

- Kleben von Blechen, Edelstahl, Aluminium, kaltgewalztem Stahl und vieler Kunststoffe mit unterschiedlichen weiteren Substraten
- Kontakt-Klebstoff
- Verarbeitung von großen Bauteilen möglich



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000080206	10.1	3M™ Lösemittelklebstoff auf Polychloroprenbasis 10, Gelb, 1 L	6	Kanister
7000080207	10.5	3M™ Lösemittelklebstoff auf Polychloroprenbasis 10, Gelb, 5 L	2	Kanister
7000080208	10.20	3M™ Lösemittelklebstoff auf Polychloroprenbasis 10, Gelb, 20 L	1	Stück

3M™ Lösemittelklebstoff auf Polychloroprenbasis 1300

3M™ Gummi-Klebstoff 1300L TF ist ein Lösemittelklebstoff auf Polychloroprenbasis mit kurzer Klebspanne und hoher Anfangsfestigkeit. Das Produkt ist schnell handfest, verfügt über hohe Temperaturbeständigkeit und wird häufig zum Kleben von Natur- und Kunstkauschuk oder Gummi auf Metallen, Holz und Kunststoffen verwendet. Eignung auch zum großflächigen Kleben von Gummibahnen oder Stoßfängern.

- Gummi-Klebstoff
- Gute Alterungs-, UV- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Hohe Anfangsfestigkeit



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100036550	1300.1	3M™ Scotch-Weld™ Lösemittelklebstoff auf Polychloroprenbasis 1300, Gelb, 1 L	6	Liter

Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ Lösemittelklebstoff auf Polychloroprenbasis 1357

3M™ Neopren-Klebstoff 1357 ist ein Lösemittelklebstoff auf Polychloroprenbasis mit langer Klebspanne und hoher Anfangsfestigkeit.

- Hohe Temperaturbeständigkeit bis 150 °C
- Schneller Festigkeitsaufbau
- MMM-A-121 konform



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100038272	1357.1	3M™ Lösemittelklebstoff auf Polychloroprenbasis 1357, Gray-Green, 1 L	6	Liter
7100038129	1357.20	3M™ Lösemittelklebstoff auf Polychloroprenbasis 1357, Gray-Green, 20 L	20	Liter

3M™ Lösemittelklebstoff auf Polychloroprenbasis 2141

3M™ Gummi-Klebstoff 2141 ist ein Lösemittelklebstoff auf Polychloroprenbasis mit kurzer Klebspanne und guten Alterungseigenschaften.

- Öl- und wasserbeständig
- kurze Klebspanne
- Kleben von Natur- und Kunstkautschuk wie Neopren, SBR-Gummi miteinander und mit vielen anderen Substraten



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000046346	2141.0,9	3M™ Lösemittelklebstoff auf Polychloroprenbasis 2141, Braun, 900 ml	12	Kanister

3M™ Lösemittelklebstoff auf Nitrilkautschukbasis 1099

3M™ Kunststoff-Klebstoff 1099 mit einer Klebspanne von 40 Minuten trocknet schnell. Das Produkt ist öl-, treibstoff- und weichmacherbeständig. Bei einem Temperatureinsatzbereich zwischen -40 °C bis +120 °C wird gute Haftung auf vielen Kunststoffen sowie auf Hart- und Weich-PVC erzielt.

- Kunststoff-Klebstoff mit hohen Festigkeiten (Steigerung durch Wärmebehandlung)
- Öl-, treibstoff- und weichmacherbeständig
- Erlaubt starke und flexible Verbindungen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000079821	1099.1	3M™ Lösemittelklebstoff auf Nitrilkautschukbasis 1099, Gold-Gelb, 1 L	6	Kanister
7000033732	1099.5	3M™ Lösemittelklebstoff auf Nitrilkautschukbasis 1099, Gold-Gelb, 5 L	10	Liter
7000033731	1099.20	3M™ Lösemittelklebstoff auf Nitrilkautschukbasis 1099, Gold-Gelb, 20 L	20	Liter
7000033748	1099.150	3M™ Lösemittelklebstoff auf Nitrilkautschukbasis 1099, Gold-Gelb, 150 ml	12	Stück
7000079824	1099.200	3M™ Lösemittelklebstoff auf Nitrilkautschukbasis 1099, Gold-Gelb, 200 L	200	Liter

Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ Lösemittelklebstoff auf Nitrilkautschukbasis 847

3M™ Universal-Klebstoff 847 ist ein Lösemittelklebstoff auf Nitrilkautschukbasis zum Kleben von Kunststoffen, Gummi, Metallen, Holz, Leder etc. – dabei werden starke und dauerhafte Verbindungen erzeugt. Das Produkt zeichnet sich durch sehr gute Öl- und Treibstoffbeständigkeit aus und wird häufig zum Kleben von Gummi und weiteren Dichtmaterialien verwendet.

- Gute Alterungseigenschaften
- Hohe Festigkeit
- Klebspanne von bis zu 20 Minuten



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000079843	847HS.20	3M™ Lösemittelklebstoff auf Nitrilkautschukbasis 847, Braun, 20 L	1	Stück

3M™ Lösemittelklebstoff auf Nitrilkautschukbasis 847 Braun

3M™ Universal-Klebstoff 847 ist ein Lösemittelklebstoff auf Nitrilkautschukbasis zum Kleben von Kunststoffen, Gummi, Metallen, Holz, Leder etc. – dabei werden starke und dauerhafte Verbindungen erzeugt. Das Produkt zeichnet sich durch sehr gute Öl- und Treibstoffbeständigkeit aus und wird häufig zum Kleben von Gummi und weiteren Dichtmaterialien verwendet.

- Gute Alterungseigenschaften
- Hohe Festigkeit
- Klebspanne von bis zu 20 Minuten



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000079819	847.1	3M™ Lösemittelklebstoff auf Nitrilkautschukbasis 847 Braun, 1 L	6	Kanister
7000079823	847.5	3M™ Lösemittelklebstoff auf Nitrilkautschukbasis 847 Braun, 5 L	2	Kanister
7000079817	847.20	3M™ Lösemittelklebstoff auf Nitrilkautschukbasis 847 Braun, 20 L	1	Stück
7000079818	847.150	3M™ Lösemittelklebstoff auf Nitrilkautschukbasis 847 Braun, 150 ml	12	Stück

Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ Lösemittelklebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere 4693

3M™ Kunststoff-Klebstoff 4693 ist ein Lösemittelklebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere.

- Kleben von Kunststoffen wie PA, PE, PP, schlagfestem PS, PMMA sowie Hart-PVC und ABS
- Hohe Anfangsfestigkeit
- Klebspanne von bis zu 60 Minuten



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000000923	4693.5GA	3M™ Lösemittelklebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere 4693, Transparent, 18.92 L	1	Kanister
7000046574	4693.1Q	3M™ Lösemittelklebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere 4693, Transparent, 946 ml	12	Kanister

3M™ Sprühklebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere Super 77

3M™ Super 77™ ist ein sprühbarer Lösemittelklebstoff auf Basis synthetischer Elastomere für dauerhafte Verbindungen. Seine kurze Abluftzeit und Klebspanne erlaubt zügiges Arbeiten beim Kleben von vielen Materialien. Per Knopfdruck wird Super 77™ direkt und am richtigen Ort auf die Werkstoffoberfläche aufgetragen.

- Multi-Talent für unterschiedlichste Leichtbau-Werkstoffe
- hohe Klebrigkeit erlaubt Verzicht auf Klammern oder andere temporäre Befestigungen
- Klebspanne maximal 30 Minuten



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000116782	77	3M™ Sprühklebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere Super 77, Beige, 500 ml	12	Kanister

Wasserbasierte Klebstoffe

3M™ Fastbond™ Dispersionsklebstoff auf Polychloroprenbasis 30NF

3M™ Fastbond™ 30 NF ist ein Dispersionsklebstoff auf Polypropylenbasis mit langer Klebspanne. Fastbond 30 NF ist geeignet zum Kleben von Schaum- und Kunststoffen, Aluminium, Holz, Karton, Kork, Filz, Leder, Glas, Keramik miteinander und mit anderen Materialien.

- Kleben vieler Werkstoffe mit hoher Soforthaftung
- Temperatureinsatzbereich bis 110 °C
- sprühbar – auch mit Pinsel oder Walze aufzutragen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000080239	30.1	3M™ Fastbond™ Dispersionsklebstoff auf Polychloroprenbasis 30NF, Transparent, 1 L	6	Kanister
7000080242	30.5	3M™ Fastbond™ Dispersionsklebstoff auf Polychloroprenbasis 30NF, Transparent, 5 L	2	Kanister
7000080245	30.20	3M™ Fastbond™ Dispersionsklebstoff auf Polychloroprenbasis 30NF, Transparent, 20 L	1	Stück
7000080246	30.200	3M™ Fastbond™ Dispersionsklebstoff auf Polychloroprenbasis 30NF, Transparent, 200 L	200	Liter

3M™ Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis 49

3M™ Scotch-Weld™ Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis 49 eignet sich zum Kleben leichter Isolierwerkstoffe wie Glas- und Steinwolle, Filz, Textilien, Vlies etc. mit Holz, Metallen und vielen Kunststoffen – sein hoher Festkörpergehalt sorgt dabei für hohe Ergiebigkeit.

- Hohe Klebrigkeit
- erfüllt ASTM E-84
- einseitiger Auftrag spart Geld und Zeit



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000079968	49.2	3M™ Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis 49, Transparent, 2 L	3	Kanister
7000079967	49.20	3M™ Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis 49, Transparent, 20 L	20	Liter

Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ Fastbond™ Dispersionsklebstoff auf Polychloroprenbasis 2000NF

3M™ Fastbond™ 2000 NF ist ein Kontaktklebstoff mit Soforthaftung und hoher Festigkeit. Zu den Vorzügen des Produkts zählt auch die gute Feuchtigkeitsbeständigkeit.

- Kontaktklebstoff auf Polypropylenbasis
- Schnelle Soforthaftung und hohe Flexibilität
- Temperatureinsatzbereich bis 110 °C



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000080250	FBAKT2N	3M™ Fastbond™ Dispersionsklebstoff auf Polychloroprenbasis 2000NF, Aktivator, 2 L	3	Kanister
7100083354	2000B	3M™ Fastbond™ Dispersionsklebstoff auf Polychloroprenbasis 2000NF, Blau, Part B, 17 L	1	Fass
7100029518	2000NF/200	3M™ Fastbond™ Dispersionsklebstoff auf Polychloroprenbasis 2000NF, Blau, Set, 200 L Basis + 20 L Aktivator	220	Liter
7100029348	2000NF.5	3M™ Fastbond™ Dispersionsklebstoff auf Polychloroprenbasis 2000NF, Klar, 19 L	19	Liter

3M™ Fast Tack Dispersionsklebstoff auf Wasserbasis 1000NF

3M™ Fast Tack 1000 NF ist ein Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis mit schneller Soforthaftung, der über hohe Temperaturbeständigkeit verfügt. Das Produkt ist polychloropren-frei und enthält weder Lösemittel noch flüchtige organische Verbindungen (VOC) – das erhöht die Sicherheit für die Anwender beim Auftrag.

- Polychloropren-frei – lösemittelfrei – enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)
- Produkt ist stark und produktiv schon bei einseitigem Auftrag
- mit schneller Soforthaftung für höheren Durchsatz ausgestattet



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100011610	1000N.1	3M™ Fast Tack Dispersionsklebstoff auf Wasserbasis 1000NF, Neutral, 3.78 L	4	Flasche
7100025154	1000N.5	3M™ Fast Tack Dispersionsklebstoff auf Wasserbasis 1000NF, Neutral, 18.92 L	1	Kanister
7100007793	1000V.1	3M™ Fast Tack Dispersionsklebstoff auf Wasserbasis 1000NF, Violett, 3.78 L	4	Stück
7000046563	1000V.5	3M™ Fast Tack Dispersionsklebstoff auf Wasserbasis 1000NF, Violett, 18.92 L	1	Kasten

Heißschmelzkleber

3M™ Schmelzklebstoff auf Polyolefinbasis 3731

3M™ Hot-Melt 3731 ist ein Schmelzklebstoff auf Polyolefinbasis mit 100 % Festkörpergehalt zum Verbinden niederenergetischer Kunststoffe. Das Produkt überzeugt mit guter Schlag- und Schälfestigkeit und verfügt über hohe Temperaturbeständigkeit.



- Kein Schrumpf und Verziehen der Werkstoffe
- Hohe Temperaturbeständigkeit bis 130 °C
- Kleben von Werkstoffen mit niedriger Oberflächenenergie

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100009195	3731TCQ	3M™ Schmelzklebstoff auf Polyolefinbasis 3731, Beige, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Kasten
7100020337	3731PG	3M™ Schmelzklebstoff auf Polyolefinbasis 3731, Beige, 25 mm x 75 mm, 10 kg	1	Kasten
7100031985	3731GRAN	3M™ Schmelzklebstoff auf Polyolefinbasis 3731, Granulat, Beige, 10 kg	1	Kanister

3M™ Schmelzklebstoff auf EVA-Basis 3738

3M™ Schmelzklebstoff 3738 liefert eine starke, zuverlässige Verbindung, die dauerhaft haltbar und stark belastbar ist. Der Schmelzklebstoff 3738 kann durch den Feststoffgehalt von 100 % die Anforderungen verschiedenster Anwendungen erfüllen.



- Klebstoff mit 100 % Feststoffgehalt, der starke, zuverlässige Verbindungen erzeugt
- Allzweck-Klebstoff zum Kleben verschiedenster Materialien
- Trotz umfangreichen Anwendungen durch eine hohe Dosierungsrate

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100020456	3738PG	3M™ Schmelzklebstoff auf EVA-Basis 3738, PG II, Braun, 25.4 mm x 76.2 mm, 10 kg	1	Kasten
7100008738	3738TCQ	3M™ Schmelzklebstoff auf EVA-Basis 3738, TC Q, Braun, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Kasten

3M™ Schmelzklebstoff auf Polyolefinbasis 3748

Schmelzklebstoff auf Polyolefinbasis. Besonders geeignet für Kunststoffe und für Elektro- / Elektronikanwendungen. Gute Schälfestigkeit. Beständig gegen Kälte- / Wärmeschock-Wechselbelastungen. Kleben von PE, PP sowie Vergießen und Verstärken von Bauteilen.



- Zeichnet sich durch hervorragende Niedrigtemperatur-Thermoschockeigenschaften für optimale, langfristige Haftung aus
- Gute Hitzebeständigkeit sorgt für Beständigkeit bei Temperaturschwankungen
- Dank überragender elektrischer Eigenschaften eine ideale Lösung für elektrische Anwendungen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100005566	3748PG	3M™ Schmelzklebstoff auf Polyolefinbasis 3748, PG II, Weiß, 25 mm x 75 mm, 10 kg	1	Stück
7000000878	3748TCQ	3M™ Schmelzklebstoff auf Polyolefinbasis 3748, TC Q, Weiß, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Kasten
7000000879	3748TC	3M™ Schmelzklebstoff auf Polyolefinbasis 3748, TC, Weiß, 16 mm x 50 mm, 5 kg	1	Kasten

Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ Schmelzklebstoff auf Polyolefinbasis 3748V-0

3M™ Hot-Melt 3748 VO ist ein Schmelzklebstoff auf Polyolefinbasis mit 100 % Festkörpergehalt zum Verbinden unterschiedlichster Werkstoffe. Das Produkt löscht sich selbst, sobald die Zündquelle beseitigt wird. 3M™ Schmelzklebstoff 3748 VO verfügt über gute elektrische und thermische Eigenschaften für Steckbrücken, Leiterplatten und andere elektronische Anwendungen.

- Gute Beständigkeit gegen Wechselbelastungen (Kälte-/Wärmeschock)
- Kleben niederenergetischer Kunststoffe (PE und PP)
- Schmelzklebstoff mit 100 % Festkörpergehalt – minimaler Schrumpfung



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000000887	3748VO-Q	3M™ Schmelzklebstoff auf Polyolefinbasis 3748V-0, Q, Gelb, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Kasten

3M™ Schmelzklebstoff auf EVA-Basis 3762

3M™ Schmelzklebstoff 3762 ist ein wirtschaftlicher, schnell aushärtender Schmelzklebstoff auf Kunstharzbasis mit 100 % Feststoffgehalt. Es ist als Allzweck-Klebstoff konzipiert sowie zum Versiegeln von Karton, Wellpappe und allgemeinen Verpackungen. Wenn er bis zu seinem angegebenen Schmelzpunkt erhitzt wird, zieht er sofort an, ist innerhalb von Sekunden handfest und eignet sich damit für eine Produktion mit hohen Taktzahlen.

- Aggressive heiße Haftung, die schnell handfest wird und sich zum Verpacken und anderen Anwendungen eignet
- Eine mittlere Verarbeitungszeit ermöglicht Positionieren und Anpassen
- Verklebt schwer abzudichtende Substrate, z. B. leicht gewachste Oberflächen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000046513	3762PG	3M™ Schmelzklebstoff auf EVA-Basis 3762, PG II, Beige, 25 mm x 50 mm, 10 kg	1	Kasten
7100023053	3762TCQ	3M™ Schmelzklebstoff auf EVA-Basis 3762, TC Q, Beige, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Kasten
7100020333	3762TC	3M™ Schmelzklebstoff auf EVA-Basis 3762, TC, Beige, 15.8 mm x 50 mm, 5 kg	1	Kasten

3M™ Schmelzklebstoff auf EVA-Basis 3762LM

3M™ Schmelzklebstoff 3762LM ist ein zu 100 % fester, schnell abbindender Schmelzklebstoff für Verpackungs- und Versandanwendungen. Es ist ideal zum Verkleben von Wellpappekartons, Holz, Spanplatten, Spanplatten und Schaumstoffen. Der empfohlene Anwendungstemperaturbereich liegt zwischen 121 und 132 °C (250-270 °F).

- Aggressive „Heiße Haftung“ mit schnell erreichter Handhabungsfestigkeit
- Kurze offene Zeit ermöglicht schnelle Montagelinien
- Klebt sicher schwer zu versiegelnde Untergründe wie leicht gewachste Oberflächen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100025246	3762LMQ	3M™ Schmelzklebstoff auf EVA-Basis 3762LM, TC Q, Beige, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Kasten

Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ Schmelzklebstoff auf EVA-Basis 3764

3M™ Schmelzklebstoff 3764 ist ein transparenter thermoplastischer Kunststoff mit 100 % Feststoffgehalt, der auf vielen Kunststoffen haftet, einschließlich Polyolefin. Dieser Schmelzklebstoff ist bei niedrigen Temperaturen flexibel und eignet sich aufgrund seiner außergewöhnlichen Klebkraft für verschiedenste Anwendungen und Branchen.



- Der thermoplastische Kunststoff mit 100% Feststoffgehalt lässt sich eine Zeit lang anpassen, um unterschiedliche Projektanforderungen zu erfüllen
- Er ist bei niedrigen Temperaturen flexibel, um Änderungen und Positionierungen beim Auftragen zu erleichtern
- Stoßfestigkeit liefert langfristige Haltbarkeit

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000000884	3764PG	3M™ Schmelzklebstoff auf EVA-Basis 3764, PG II, Transparent, 16 mm x 200 mm, 10 kg	1	Kasten
7100008178	3764TCQ	3M™ Schmelzklebstoff auf EVA-Basis 3764, TC Q, Transparent, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Kasten

3M™ Schmelzklebstoff auf Polyamidbasis 3779

3M™ Scotch-Weld™ Polyamid-Schmelzklebstoff 3779 ist ein bernsteinfarbener thermoplastischer Hochleistungsklebstoff, der eine hohe Beständigkeit gegen Hitze, Stöße, Kraftstoff und Öl aufweist. Dieser vielseitige Schmelzklebstoff ist eine effektive Lösung für viele Anwendungen, einschließlich Elektronik und beim Vergießen.



- Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit bis 150°C
- Hochleistungsfähiger Polyamid-Klebstoff mit ausgezeichneter Scherfestigkeit
- Der Mehrzweckklebstoff funktioniert auf einer Vielzahl von Substraten, einschließlich der meisten Kunststoffe

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000000888	3779TCQ	3M™ Schmelzklebstoff auf Polyamidbasis 3779, TC Q, Gold-Gelb, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Kasten

3M™ Schmelzklebstoff auf Polyamidbasis 3789

3M™ Hot-Melt 3789 ist ein Schmelzklebstoff auf Polyamidbasis zum Verbinden von Kunststoffen. Das Produkt mit 100 % Festkörpergehalt ist UL-gelistet und verfügt über gute Schlagfestigkeit. 3M™ Schmelzklebstoff 3789 ist geeignet für Anwendungen, in denen beide Substrate höheren Temperaturen ausgesetzt sein können.



- Gute Schlagfestigkeit
- Öl-, treibstoff- und weichmacherbeständig
- Gute Temperaturbeständigkeit bis 105 °C

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100008737	3789TCQ	3M™ Schmelzklebstoff auf Polyamidbasis 3789, TC Q, Braun, 16 mm x 200 mm, 5kg	1	Kasten

Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ Schmelzklebstoff auf EVA-Basis 3792

3M™ Schmelzklebstoff 3792 besteht aus thermoplastischem Kunstharz und hat einen Feststoffgehalt von 100%. Er ist daher bei Erhitzung geruchsarm und trägt so zu einer angenehmen Arbeitsumgebung bei. Wenn dieser Klebstoff mit unseren speziell für die manuelle Bearbeitung entwickelten 3M™ Schmelzklebstoff-Auftragsgeräten verwendet wird, lässt er sich schnell und zuverlässig verarbeiten.

- Transparent nach Austrocknung für ein sauberes Erscheinungsbild
- Verarbeitungszeit lässt für die Genauigkeit Anpassungen und Positionierung zu
- 3792: Transparenter Mehrzweck-Klebstoff für Holz, Textilien, Polster und andere leichte Materialien

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100020334	3792PG	3M™ Schmelzklebstoff auf EVA-Basis 3792, PG II, Transparent, 25 mm x 76.2 mm, 10 kg	1	Kasten
7000000891	3792TCQ	3M™ Schmelzklebstoff auf EVA-Basis 3792, TC Q, Transparent, 16 mm x 203 mm, 5 kg	1	Kasten
7100020336	3792TC	3M™ Schmelzklebstoff auf EVA-Basis 3792, TC, Transparent, 25.4 mm x 50 mm, 5 kg	1	Kasten

3M™ Schmelzklebstoff auf EVA-Basis 3792LM

3M™ Schmelzklebstoff 3792 besteht aus thermoplastischem Kunstharz und hat einen Feststoffgehalt von 100%. Er ist daher bei Erhitzung geruchsarm und trägt so zu einer angenehmen Arbeitsumgebung bei. Wenn dieser Klebstoff mit unseren speziell für die manuelle Bearbeitung entwickelten 3M™ Schmelzklebstoff-Auftragsgeräten verwendet wird, lässt er sich schnell und zuverlässig verarbeiten.

- Transparent nach Austrocknung für ein sauberes Erscheinungsbild
- Verarbeitungszeit lässt für die Genauigkeit Anpassungen und Positionierung zu
- 3792: Transparenter Mehrzweck-Klebstoff für Holz, Textilien, Polster und andere leichte Materialien

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000000880	3792LMQ	3M™ Schmelzklebstoff auf EVA-Basis 3792LM, LM TC Q, Transparent, 25 mm x 76.2 mm, 5 kg	1	Kasten

3M™ Schmelzklebstoff auf Polyolefinbasis 6111

Schmelzklebstoff auf Polyolefinbasis. Besonders geeignet für niederenergetische Kunststoffe. Sehr gute Schlagfestigkeit. Gute Schälfestigkeit. Sehr hohe Temperaturbeständigkeit bis 130°C. Kleben von Kunststoffen wie PE, PP etc.

- Sprühbarer Klebstoff mit 100 % Feststoffgehalt ohne flüchtige Bestandteile
- Ausgezeichnete Klebkraft auf Polypropylen und anderen Kunststoffen mit geringer Oberflächenenergie (LSE)
- Verlängerte offene Zeit ermöglicht großflächige Montage

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100023018	6111TCQ	3M™ Schmelzklebstoff auf Polyolefinbasis 6111, Beige, 19 mm x 19 mm, 10 kg	1	Kasten

Klebedichtungen

3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Basis Silan-modifizierter Polymere 740UV

3M™ Adhesive Sealant 740 UV ist ein einkomponentiges, feuchtigkeitshärtendes, elastomeres, isocyanat-freies Dichtungsmittel. Dieses kosmetische Dichtungsmittel bietet außergewöhnliche UV-Beständigkeit und langfristige Flexibilität.



- Hochleistungsichtung
- UV-Beständigkeit
- Dauerhaft elastisch, um Gelenkbewegungen zu ermöglichen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100078074	740W290	3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Basis Silan-modifizierter Polymere 740UV, Weiß, 290 ml	12	Stück
7100077297	740W600	3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Basis Silan-modifizierter Polymere 740UV, Weiß, 600 ml	12	Stück

3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Hybridbasis 760

3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Hybridbasis 760 ohne Isocyanate ermöglicht permanente flexible und widerstandsfähige Verbindungen. Das Produkt ist in feuchtem Zustand überstreichbar und verfügt über exzellente UV-Beständigkeit.



- Sehr gute Adhäsion zu den meisten Fügepartnern
- auch vor Hautbildung überstreichbar
- über sowie unter Wasser einsetzbar

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100062076	760G290	3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Hybridbasis 760, Grau, 290 ml	12	Stück
7000061768	760G600	3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Hybridbasis 760, Grau, 600 ml	12	Stück
7100062075	760S290	3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Hybridbasis 760, Schwarz, 290 ml	12	Stück
7000061767	760S600	3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Hybridbasis 760, Schwarz, 600 ml	12	Stück
7100062077	760W290	3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Hybridbasis 760, Weiß, 290 ml	12	Stück
7000061766	760W600	3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Hybridbasis 760, Weiß, 600 ml	12	Stück

3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Hybridbasis 780

3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Hybridbasis 780 ist frei von Isocyanaten und verfügt über sehr gute UV-Beständigkeit. Aushärtung erfolgt bei Luftfeuchtigkeit – Bildung einer flexiblen und beständigen Verbindung mit sehr guter Klebkraft.



- Isocyanatfrei
- gute Haftung auf den meisten Substraten
- Dichten und Kleben mit nur geringer Ausgasung

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000077254	780W295	3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Hybridbasis 780, Weiß, 295 ml	12	Stück

Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ Marine Kleb- und Dichtmasse auf Basis Silan-modifizierter Polymere 4000UV

3M™ Marine Kleb- und Dichtmasse auf Hybridbasis 4000 UV mit hervorragender UV-Beständigkeit ist pastös und baut exzellente Dichteigenschaften auf.

- Exzellente Dichteigenschaften
- Hervorragende UV-Beständigkeit in der Kunststoff-Scheibeklebung
- über sowie unter Wasser einsetzbar



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000095179	06580E	3M™ Marine Kleb- und Dichtmasse auf Basis Silan-modifizierter Polymere 4000UV, Weiß, 295 ml	12	Stück

3M™ Marine Kleb- und Dichtmasse auf Poyurethanbasis 4200FC

3M™ Marine Kleb- und Dichtmasse 4200 FC ist pastös und verfügt über exzellente Wasser- und Salzsprühbeständigkeit.

- Flexible Versiegelung der meisten Werkstoffe
- Kleb- und Dichtmasse
- Nach der Hautbildung überstreichbar



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000079890	06564E	3M™ Marine Kleb- und Dichtmasse auf Poyurethanbasis 4200FC, Schwarz, 310 ml	12	Stück

3M™ Marine Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 5200

3M™ Marine Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 5200 ist besonders strapazierfähig und entwickelt gute Dichteigenschaften. Seine hohe Flexibilität erlaubt den Abbau von Vibrationen, Schockbelastungen sowie Schrumpfen oder Anschwellen. Das Produkt verfügt zudem über exzellente Witterungs- und Salzwasserbeständigkeit.

- Hohe Dichteigenschaften
- sorgt für wasserdichte Verbindungen
- über sowie unter Wasser einsetzbar



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100082441	757465	3M™ Marine Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 5200, Weiß, 295 ml, PN06520	12	Stück

Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 540

Polyurethan Kleb- und Dichtmasse. Niedrigmodulig. Hautbildungszeit von 1 bis 2 Std. Elastische Verbindungen zu Kunststoffen, Fiberglas, Aluminium, Stahl, Holz etc. - Ermöglicht die Übertragung höherer Kräfte zwischen den Fügepartnern.

- Produkt für elastische Verbindungen
- niedrigmodulig mit langer offener Zeit
- nach Hautbildung überstreichbar



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000070298	540G310	3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 540, Grau, 310 ml	12	Stück
7000070288	540S310	3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 540, Schwarz, 310 ml	12	Stück
7000070299	540S600	3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 540, Schwarz, 600 ml	12	Stück
7000077193	540W.600	3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 540, Weiß, 600 ml	12	Stück

3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 560

Verwenden Sie die 3M™ Polyurethan-Kleb- und Dichtmasse 560, um verschiedenste Materialien miteinander zu Kleben, einschließlich Kunststoffe, GFK, SMC, Aluminium, Stahl, beschichtetes Metall und Holz. Dieser sehr starke Klebstoff ist für Situationen ideal, in denen zusätzliche Haft- und Haltekraft erforderlich sind, wie die Verlegung von Platten und anderen Materialien.

- Karosserie-Klebstoff
- Sehr hohe Klebkraft
- Rauch- und Flammenschutz, Hautbildung nach 50 Minuten



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000070289	560S310	3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 560, Schwarz, 310 ml	12	Stück

Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 550FC



3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 550 FC ist niedrigmodulig mit schneller Aushärtung sowie mittlerer Festigkeit und ermöglicht permanente elastische Verbindungen.

- Dichten von Dehnungsfugen
- nach Hautbildung überstreichbar
- über sowie unter Wasser einsetzbar

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000061787	550G310	3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 550FC, Grau, 310 ml	12	Stück
7000061789	550G600	3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 550FC, Grau, 600 ml	12	Stück
7000061786	550S310	3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 550FC, Schwarz, 310 ml	12	Stück
7000061788	550S600	3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 550FC, Schwarz, 600 ml	12	Stück
7000061785	550W310	3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 550FC, Weiß, 310 ml	12	Stück

3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 590



3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 590 ist höhermodulig mit schneller Aushärtung und kann auf Kunststoffen wie PMMA und PC sowie für die Scheibenklebung eingesetzt werden.

- Hochfestes Kleben von Glas
- besteht Crashtest gemäß FMVSS 212
- Hautbildungszeit 30 Minuten – Wegfahrzeit 3 Stunden

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000061753	590S310	3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 590, Schwarz, 310 ml	12	Stück

3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Nitrilkautschukbasis 800



3M™ Kleb- und Dichtmasse 800 ist eine Dichtmasse auf Nitrilkautschukbasis mit guter Haftung auf metallischen Oberflächen. Die schnell trocknende, flexible und gummiartige Dichtungsmasse ist öl-, treibstoff-, witterungs- und feuchtigkeitsbeständig.

3M™ Kleb- und Dichtmasse 800 wird vorzugsweise zum Abdichten von Lüftungskanälen in Klimaanlage eingesetzt. Das Produkt findet auch Anwendung für Abdichtungen von schmalen Fugen und Stößen im Metallbau.

- Rotbrauner, streichfähiger Dichtstoff
- Sorgt für eine dauerhafte, alterungsbeständige und flexible gummiartige Abdichtung
- Nicht mehr klebrig nach 5–10 Minuten, sodass eine schnelle Anwendung möglich ist

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000000793	800.1	3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Nitrilkautschukbasis 800, Rot-Braun, 3.785 L	4	Kanister
7000000792	800.150	3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Nitrilkautschukbasis 800, Rot-Braun, 147 ml	36	Flasche

Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ Scotch-Seal™ Dichtmasse für Metalle 2084

3M™ Scotch-Seal™ Dichtmasse für Metalle 2084 ist eine auf vielen Werkstoffen einsetzbare Dichtmasse mit mittlerer Viskosität.

- Glas-Metall-Dichtung in Fenstern und Türen
- Öl-, treibstoff- und feuchtigkeitsbeständig
- Wasser-, öl- und kraftstoffbeständig



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000046343	2084.150	3M™ Scotch-Seal™ Dichtmasse für Metalle 2084, Silber, 147 ml Tube	36	Stück

3M™ Scotch-Weld™ Dichtband auf Butylkautschukbasis 5313

Dichtband auf Butylkautschukbasis. Unter Druck verformbar. Selbstklebend mit hoher Klebkraft. Dauerplastisch und witterungsbeständig. Geeignet zur Dichtung und Klebung bei der Scheibendirektverglasung. Gute Adhäsion zu Metallen, Glas, Kunststoffen.



- Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
- gute Adhäsion zu Metallen, Glas und vielen Kunststoffen – zeigt keine Verfärbung auf PVC sowie lackierten Flächen
- nicht härtend – unter Druck verformbar

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000079794	5313715	3M™ Scotch-Weld™ Dichtband auf Butylkautschukbasis 5313, Schwarz, 7 mm x 15 m x 2 mm	15	Rolle
7000079786	53132035	3M™ Scotch-Weld™ Dichtband auf Butylkautschukbasis 5313, Schwarz, 20 mm x 35 m x 1 mm	60	Rolle
7000079784	5313411	3M™ Scotch-Weld™ Dichtband auf Butylkautschukbasis 5313, Schwarz, Durchmesser 4 mm x 11 m	15	Rolle
7000079781	5313625	3M™ Scotch-Weld™ Dichtband auf Butylkautschukbasis 5313, Schwarz, Durchmesser 6 mm x 25 m	10	Rolle
7000079798	531386	3M™ Scotch-Weld™ Dichtband auf Butylkautschukbasis 5313, Schwarz, Durchmesser 8 mm x 6 m	15	Rolle

Applikatordüsen und -spitzen

3M™ Scotch-Weld™ EPX Mischdüse

3M™ Scotch-Weld™ EPX Mischdüsen für die effiziente Anwendung von 3M™ Scotch-Weld™ Strukturklebstoffen in Duo-Pack (DP) Kartuschen: Jede Düse sorgt für gründliches Mischen und präzises Auftragen von Zweikomponenten-Klebstoffen und Vergussmassen.



- Ermöglicht gründliches Mischen und präzises Auftragen von Zweikomponenten-Strukturklebstoffen
- Die verjüngte Spitze kann auf die gewünschte Raupengröße zugeschnitten werden
- Minimierung des Klebstoffabfalls; einfaches Ersetzen durch eine neue Düse, um den restlichen Klebstoff in einer Kartusche zu verwenden

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100304367	xxx	3M™ Scotch-Weld™ EPX Mischdüse für 490 ml Kartuschen, 10:1, Orange Helical, High Throughput	36	Stück
7100262488	D48.5S	3M™ Scotch-Weld™ EPX Mischdüse, 5 ml und 50 ml Kartuschen, 1:1 und 2:1	36	Stück
7000028616	QUADRO400OLD	3M™ Scotch-Weld™ EPX Mischdüse, Quadro für 400 ml Kartuschen, 1:1	36	Stück
7100148766	HEL48.5/50	3M™ Scotch-Weld™ EPX Mischdüse, Weiß Helical, für 48.5 ml und 50 ml Kartuschen	72	Stück
7000061797	D200/400	3M™ Scotch-Weld™ EPX Mischdüse, für 200 ml und 400 ml Kartuschen	36	Stück

3M™ Scotch-Weld™ EPX Mischdüse

Statik-Mischer für 3M™ Scotch-Weld™ Konstruktionsklebstoffe sorgen für die saubere und optimale Mischung beider Komponenten. Statik-Mischer sind auf Kartuschenformat und Konstruktionsklebstoff abgestimmt.



- Gründliche Durchmischung und präziser Auftrag
- für 2K-Konstruktionsklebstoffe in Doppelkartuschen einsetzbar
- Saubere und optimale Mischung beider Komponenten

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000031234	HTNOZ	3M™ Scotch-Weld™ EPX Mischdüse, hochtemperaturbeständig für PUR EZ 250	1	Beutel

Elektrische Applikatoren

3M™ Auftragsgerät für Schmelzklebstoffe

3M™ Schmelzklebstoff-Auftraggeräte sind darauf ausgelegt, in der industriellen Anwendung die Produktivität zu steigern, Kosten einzusparen und Abfälle zu minimieren. Sowohl beim umfangreichen Auftrag wie auch bei Detailarbeiten unterstützen 3M™ Schmelzklebstoff-Auftraggeräte optimale Leistung durch bedarfsgerechtes Schmelzen und progressive Vorschubtechnik, damit Sie Ihre Produktionsziele erreichen.



- Leichtes Design für einfache Handhabung
- Ausschließlich für 3M™ Heißschmelzklebstoffpatronen
- Sowohl für kleine als auch für umfangreiche Arbeiten geeignet

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100255955	APPL TC/TCQ LT240	3M™ Auftragsgerät für Schmelzklebstoffe, TC/TC-Q, 240V, Gen II, UK-Stecker	1	Stück
7100255954	APPL TC/TCQ240	3M™ Auftragsgerät für Schmelzklebstoffe, TC/TC-Q, 240V, Gen II, UK-Stecker	1	Stück
7100255832	APPL TC/TCQ LT	3M™ Auftragsgerät für Schmelzklebstoffe, TC/TCQ LT, für Low Melt Klebstoffe, 220V EU	1	Stück
7100255953	APPL TC/TCQ	3M™ Auftragsgerät für Schmelzklebstoffe, TC/TCQ, für Hot Melt Klebstoffe, 220V EU	10	Stück

Anwendungszubehör

3M™ Scotch-Weld™ EPX Vorschubkolben

3M™ Scotch-Weld™ EPX Vorschubkolben für Kartuschen mit 1:1- und 2:1-Mischungsverhältnis geeignet

- für 3M™ Scotch-Weld™ 2K-Konstruktionsklebstoffe in 50-ml-Kartuschen einsetzbar
- garantiert das richtige Mischungsverhältnis
- Einfaches Herauspressen beider Komponenten aus der Kartusche



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000062909	KOLBEN45	3M™ Scotch-Weld™ EPX Vorschubkolben, für Mischverhältnis 10:1 für 38 ml Kartuschen DP8005 bzw 45 ml Kartuschen	10	Stück

Haftvermittler

3M™ Haftvermittler AP111

Unser 3M™ Haftvermittler AP111 ist ein Haftvermittler auf Isopropylalkoholbasis zum Einsatz mit dem 3M™ VHB™ Klebeband. Es ist eine einstufige Lösung für die Reinigung und bietet eine bessere und schnellere Haftung auf Oberflächen, die einigermaßen sauber sind.

- Haftvermittler auf Alkoholbasis
- Erhöhte Haftung von Klebebändern sowohl bei normalen als auch bei niedrigeren Temperaturen
- Verwendbar auf vielen lackierten und blanken Metallen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000049700	111.5	3M™ Haftvermittler AP111, Transparent, 18.9 L, Eimer	1	Kanister
7000001323	111.250	3M™ Haftvermittler AP111, Transparent, 250 ml, Aluf Flasche	4	Flasche

3M™ Haftvermittler AP596

3M™ Haftvermittler AP 596 erhöht die Haftung von Kleb- und Dichtmassen auf diversen Oberflächen. Unser farbloser Haftvermittler wird hauptsächlich mit Kleb- und Dichtmassen auf Polyurethanbasis verwendet. AP 596 eignet sich für die Verwendung auf unterschiedlichen Werkstoffen – einschließlich Glas, PMMA, Polyester und PVC.

- Haftvermittler
- transparent/farblos
- auch für Glas, Polyester, PVC und weitere Substrate empfohlen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000061757	596.1	3M™ Haftvermittler AP596, Transparent, 1 L	8	Flasche

3M™ Universal-Primer P591

3M™ Universal-Primer P 591 erhöht die Adhäsion von Kleb- und Dichtmassen auf Kunststoffen wie PC, PMMA und Polyester.

- Verbessert die Haftung
- Gute UV-Beständigkeit
- Universal-Primer für unterschiedlichste Werkstoffe



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100158584	P591SCHWARZ.1L	3M™ Universal-Primer P591, 1 L	8	Stück
7100158521	P591.250	3M™ Universal-Primer P591, 250 ml	12	Stück

Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ Primer auf Acetonbasis 9348

3M™ Scotch-Weld™ Primer 9348 ist ein öl- und weichmacherbeständiger Primer auf Basis modifizierter Acrylate.

- Schlägt nicht durch und verfärbt nicht
- Oberflächenreinigung und Vorbereitung bei Beschriftungen
- Lösemittelhaltig

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100132671	9348.1N	3M™ Primer auf Acetonbasis 9348, Transparent, 1 L	12	Kanister

3M™ Scotch-Weld™ Acrylat Klebstoffaktivator A3-2

Beschleuniger zum Aushärten mit ausgewählten Acryklebstoffen: DP8805NS, DP8810NS, DP8825NS

- Beschleuniger zum Aushärten mit ausgewählten Acryklebstoffen: DP8805NS, DP8810NS, DP8825NS
- Bei einem B/A-Mischverhältnis von 10:1 schneller Festigkeitsaufbau
- Formuliert, um eine robuste, haltbare und stoßfeste Verbindung zu gewährleisten



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100102180	84+88.A5	3M™ Scotch-Weld™ Acrylat Klebstoffaktivator A3-2, Grün, Teil A, 3.78 L	1	Kanister

3M™ Scotch-Weld™ Aktivator AC11

3M™ Scotch-Weld™ AC11 ist ein Aktivator auf Lösungsmittelbasis, der die Aushärtung von Scotch-Weld-Cyanacrylat-Klebstoffen beschleunigt.

- Aktivator auf Lösemittel-Basis
- Schnelltrocknend
- Gut geeignet für langsam aushärtende hochviskose und poröse Untergründe



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100027507	AC11200	3M™ Scotch-Weld™ Aktivator AC11, Klar, 200 ml	1	Flasche

3M™ Scotch-Weld™ Primer für Metalle auf Basis Synthetischer Harze 3901

3M™ Scotch-Weld™ Primer für Metalle 3901 ist ein mit 3M™ Scotch-Weld™ Konstruktionsklebstoffen kompatibler Haftvermittler. Das Produkt verbessert die Haftung auf Metallen und Glas. Zu seinen zusätzlichen Eigenschaften gehören ein verbesserter Korrosionsschutz.

- Verbessert die Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen von Konstruktionsklebstoffen auf Epoxidharz- und Polyurethanbasis
- Gute Adhäsions- und Benetzungseigenschaften für lang anhaltende Leistung
- Schutz für gereinigte Oberflächen bis zum Abschluss des Klebvorgangs



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000000907	3901.1/2	3M™ Scotch-Weld™ Primer für Metalle auf Basis Synthetischer Harze 3901, Rot, 236 ml	12	Kanister

Klebstoffe & Dichtmassen

3M™ VHB™ Silan Glas Primer

Unser 3M™ VHB™ Silan Glas Primer verhindert Feuchtigkeitsunterwanderung auf Glas bei der nachfolgenden Verklebung. Gebrauchsfertig erhältlich.

- Verhindert Feuchtigkeitsunterwanderung auf Glas bei der nachfolgenden Verklebung
- Einsatzfähig als Grundierung vor der Verklebung von Materialien an Glas; Wesentlicher Primer vor der Verklebung von Logos an Schaufensterscheiben oder Spiegeln in Bädern und Küchen
- Empfohlen für den Einsatz mit 3M™ VHB™ Klebeband

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000006770	SILANE	3M™ VHB™ Silan Glas Primer, Transparent, 1 L, Flasche	6	Flasche

3M™ Tape Primer 94

Unser 3M™ VHB™ Haftvermittler 94 dient zum Einsatz mit 3M™ VHB™ Klebebändern. Er erhöht die Klebekraft auf kritischen Oberflächen wie PE, PP, ABS, PET/PBT-Mischungen, Beton, Holz, Glas, Metall und lackierte Metalloberflächen.

- Haftvermittler
- Verwendbar für verschiedenste Materialien
- Dauerhafte Wirkung



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000001584	94.1QT	3M™ Tape Primer 94, Hellgelb 946 ml, Dose	12	Flasche
7000001579	94.5GA	3M™ Tape Primer 94, Hellgelb, 18.9 L Fass	1	Flasche
7100003278	94.1/2PT	3M™ Tape Primer 94, Hellgelb, 237 ml, Dose	12	Stück

3M™ VHB™ Klebeband-Universal Primer UV

3M™ VHB™ Tape Universal Primer UV ist ein Haftgrund für 3M™ VHB™ Klebebänder. Er erhöht die Haftkraft auf Oberflächen wie Polypropylen, ABS, PET-PBT-Mischungen und anderen schwierig zu klebenden Oberflächen und stattet den Gerätehersteller mit einem im Vergleich zu dem 3M™ Haftvermittler 94 verbesserten Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsprofil aus.

- Haftvermittelnd auf Polypropylen, ABS, PET-PBT-Mischungen und anderen schwierig zu klebenden Oberflächen
- Verbessertes Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsprofil im Vergleich zu 3M™ Haftvermittler 94
- Mit UV-Indikator zur einfachen Überprüfung des korrekten Primerauftrags und Qualitätskontrolle



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100116406	PR-UV/237	3M™ VHB™ Klebeband-Universal Primer UV, Transparent, 236 ml	12	Kanister
7100107033	PR-UV/946	3M™ VHB™ Klebeband-Universal Primer UV, Transparent, 946 ml	12	Kanister



Reinigungszubehör

Reinigungszubehör

Allzweckreiniger

3M™ Industrie-Reiniger auf Limonenbasis

3M™ Industrie-Reiniger und Klebstoff-Entferner lösen Rückstände der meisten getrockneten, nicht chemisch härtenden Klebstoffe und Dichtmassen, von fettigem und öligem Schmutz, Teerresten und Gummiabrieb. Beide Produkte eignen sich auch zur Vorbereitung der Oberflächen vor einer Klebung. Industrie-Reiniger und Klebstoff-Entferner sind für den täglichen Einsatz in der Industrie konzipiert.

- besondere Leistungsfähigkeit beim Lösen von Fetten, Ölen, Tinte und den meisten Klebstoffen
- neutral und nicht korrosiv
- keine Beschädigung der Werkstoffoberfläche



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100180981	IR5N	3M™ Industrie-Reiniger auf Limonenbasis, Transparent, 5 L	4	Kanister

3M™ Industrie-Reiniger auf Limonenbasis

Industrie-Reiniger auf Limonenbasis. Entfernt Rückstände der meisten getrockneten und nicht chemisch härtenden Klebstoffe und Dichtmassen, von Klebebändern und -folien, Teerresten, Gummiabrieb etc. Enthält weder Erdöldestillate noch chlorierte Lösemittel.

- Hohe Reinigungsleistung
- Ohne gereinigte Werkstoffoberflächen erzielen Sie kein (sehr) gutes Klebergebnis
- Entfernt Kleber, ohne die darunterliegende Oberfläche zu beschädigen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100178336	359491	3M™ Industrie-Reiniger auf Limonenbasis, Transparent, 200 ml	12	Kanister
7100178338	IR500	3M™ Industrie-Reiniger auf Limonenbasis, Transparent, 500 ml	12	Kanister

3M™ VHB™ Oberflächenreiniger

Der 3M™ VHB™ Oberflächenreiniger ist eine extrem reine Lösung aus Isopropylalkohol in Wasser. Unser Oberflächenreiniger ist farblos, geruchsarm und verdunstet sehr schnell ohne Rückstände zu hinterlassen.

- Reinigt und entfettet
- Farblos und geruchsarm
- Verdunstet schnell ohne Rückstände zu hinterlassen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000071716	08986	3M™ VHB™ Oberflächenreiniger, 1 L Flasche	6	Flasche
7000071715	880347	3M™ VHB™ Oberflächenreiniger, 100 Tücher	100	Stück



Doppelseitige Klebebänder

3M™ Scotch-Weld™ 2K-Konstruktionsklebstoffe

Kraftvolle Klebstoffe, die selbst die anspruchsvollsten Oberflächen verbinden können.



Verbinden von Metall

Der 3M™ Scotch-Weld™ Acrylat-Klebstoff für Metall DP8407NS ist der ideale Klebstoff für hochfeste, dauerhafte Verbindungen von Metallen, Kunststoffen und Verbundwerkstoffen. Mit seiner ausgezeichneten Schlagfestigkeit und einfachen Dosierbarkeit ist DP8407NS die ideale Lösung für Ihre schwierigsten Herausforderungen beim Verbinden.



Verbinden von Kunststoffen

Der 3M™ Scotch-Weld™ Geruchsarme Acrylat-Klebstoff DP8010 ist die ultimative Lösung für Klebungen mit geringer Oberflächenenergie. Dieser Zwei-Komponenten-Konstruktionsklebstoff wurde speziell für hochfeste Verklebungen von Metallen, Kunststoffen und anderen anspruchsvollen Oberflächen entwickelt.



Multi-Material-Verbindungen

Suchen Sie nach einem neuen Klebstoff, der sich für verschiedene Materialien eignet? Dann ist 3M™ Scotch-Weld™ Polyurethan-Klebstoff für Verbundwerkstoffe DP6310NS genau der Richtige für Sie! Dieser nicht fließende Klebstoff bietet hervorragende Festigkeit und Vielseitigkeit, selbst für die anspruchsvollsten Oberflächen.



Verbinden von Nylon

Der 3M™ Konstruktionsklebstoff für Nylon DP8910NS ist die ultimative Lösung zum Verbinden von Nylonmaterialien. Mit seiner hohen Festigkeit und Haltbarkeit bietet dieser Klebstoff eine herausragende Leistungsfähigkeit für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen.



Der Flexible

Der flexible Acrylat-Klebstoff der Serie 8600 von 3M ist ein hochleistungsfähiger Klebstoff mit hervorragender Klebekraft, Haltbarkeit und Flexibilität. Perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen.



Der Robuste

Überzeugen Sie sich von der Leistungsfähigkeit des 3M™ Scotch-Weld™ Epoxidklebstoffs DP490. Mit seiner ausgezeichneten Klebekraft und Haltbarkeit eignet er sich perfekt für Schwerlast-Industrie-Anwendungen.



Der Schnelle

Der neue 3M™ Scotch-Weld™ Geruchsarme Acrylat-Klebstoff DP8710NS ist ein leistungsstarker, nicht fließender Klebstoff mit schnellem Festigkeitsaufbau. Er bietet eine hervorragende Klebekraft, Haltbarkeit und Schlagzähigkeit und eignet sich daher perfekt für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit gefragt ist.



Der Widerstandsfähige

Der geruchsarme Acrylat-Klebstoff der Serie 8700 von 3M gewährleistet eine hervorragende Klebekraft und eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Hitze, Wasser und Chemikalien bei minimaler Geruchsbildung.



Klicken oder scannen
Sie den QR-Code

3M™ Dünne Doppelseitige Klebebänder

Eine dünne Verklebung lässt Ihr Design ohne sperrige Befestigungselemente glänzen, indem eine praktisch unsichtbare, industrietaugliche Verklebung zur Befestigung von Materialien verwendet wird. Durch die Anwendung eines Klebebands statt eines flüssigen Klebstoffs können Sie das Klebeband auf die genaue Form zuschneiden, die Sie für das endgültige Design benötigen.



Für hohe Temperaturen und raue Umgebungen - 3M™ Acrylat-Klebstoff 100MP

- Außergewöhnliche Scherfestigkeit auch bei erhöhten Temperaturen und höhere Schälfestigkeit als viele andere Klebstofffamilien
- Sehr hohe Temperaturbeständigkeit
- Hohe Lösemittelbeständigkeit



Für Metalle und einfach zu verklebende Oberflächen - 3M™ Acrylat-Klebstoff 200MP

- Hervorragende Haftung auf Metall und Materialien mit hoher Oberflächenenergie
- Anti-Lifting-Eigenschaften und Haftvermögen auf gekrümmten Oberflächen
- Lösungsmittel- und Wetterbeständigkeit



Für Kunststoffe und schwer zu verklebende Oberflächen - 3M™ Acrylat-Klebstoff 300LSE

- Hohe Anfangshaftung und Scherfestigkeit auch bei Materialien mit niedriger Oberflächenenergie
- Hervorragende Leistung auf leicht geölten und pulverbeschichteten Oberflächen
- Gute Chemikalien- und Feuchtigkeitsbeständigkeit



Für schwer zu verklebende Texturen - 3M™ Acrylat-Klebstoff 300MP

- Hohe Anfangshaftung und Scherfestigkeit auf strukturierten oder rauen Oberflächen wie Schaumstoff und Textilien.
- Besonders weiche und fließfähige druckempfindliche Klebstoffe.



Wirtschaftliche Lösung - 3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020 / GPT-020F

- Ideales, universell einsetzbares, industrielles, dünnes Klebeband für eine breite Palette von Anwendungen
- Klebt auf einer Vielzahl von Substraten, von Metallen bis hin zu einigen Kunststoffen



Automation Lite – Scotch® ATG-System

- Verklebung von Papier und Verpackungen
- Bewährtes Werkzeug für die schnelle Anwendung von Klebstoff-Transferbändern
- Große Auswahl an Klebebändern für nahezu jede Anwendung geeignet



Klicken oder scannen
Sie den QR-Code

Doppelseitige Klebebänder

VHB™ Klebebänder

3M™ VHB™ Extrudable Klebeband GP

Das 3M™ VHB™ Extrudable Klebeband GP verfügt über einen druckempfindlichen Klebstoff mit hoher Festigkeit, der die sofortige Handhabungsfestigkeit, schnelle und einfache Aufbringung und Haltbarkeit ermöglicht, die Ihre Kunden benötigen. Diese neue Verbindungslösung ist auf die Automatisierung zugeschnitten und revolutioniert die Klebebandtechnologie, indem sie schnellere, einfachere und nachhaltigere Fertigungsprozesse ermöglicht. Das Klebeband zeichnet sich durch eine hervorragende Haftung auf zahlreichen Substraten aus – in einigen Fällen sogar bei nur geringer oder gar keiner Oberflächenvorbereitung. Zudem ermöglicht es das Ablösen ohne Beschädigung, sodass das Klebeband sauber für Nacharbeiten oder für das Recycling von Werkstücken entfernt werden kann.



- Die Klebenaht kann in verschiedenen Breiten, Dicken und Profilen ausgelegt werden
- Die Klebenaht lässt sich sofort (heiß) oder aber auch erst nach Wochen schließen (kalt)
- Die Technologie für ein beschädigungsfreies Ablösen ermöglicht Nacharbeiten und reduziert den Ausschuss

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100268065	VHBEXT8.5	3M™ VHB™ Extrudable Klebeband GP, Schwarz, 8,5 mm x 298 m	1	Stück

3M™ VHB™ Klebeband LSE-060WF

Das neue 3M™ VHB™ LSE-060WF Klebeband ist weiß, 0,6 mm dick und ermöglicht Klebungen von Materialien mit geringer Oberflächenenergie (low surface energy, LSE) und liefert widerstandsfähige Ergebnisse, wo andere Lösungen zusätzliche Prozessschritte erfordern. Da das Primern entfällt, erhöht sich die Produktivität und es müssen weniger gefährliche Chemikalien in Ihren Fertigungsstätten verwendet werden. Die ausgezeichnete Haltbarkeit und breite Temperaturbeständigkeit gewährleisten hervorragende Festigkeit und Zuverlässigkeit bei Anwendungen im Innen- und Außenbereich.



- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff; ohne chemische Oberflächenvorbehandlung nutzbar
- Nahezu unsichtbare Klebeverbindung sorgt für ein optimiertes Design

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100143322	LSE060/12	3M™ VHB™ Klebeband LSE-060WF, Weiß, 12 mm x 33 m, 0,6 mm	18	Rolle
7100154121	LSE060/SMPL	3M™ VHB™ Klebeband LSE-060WF, Weiß, 19 mm x 3 m, 0,6 mm	48	Rolle
7100143327	LSE06019	3M™ VHB™ Klebeband LSE-060WF, Weiß, 19 mm x 33 m, 0,6 mm	14	Rolle
7100143305	LSE06025	3M™ VHB™ Klebeband LSE-060WF, Weiß, 25 mm x 33 m, 0,6 mm	7	Rolle
7100247156	LSE060/1150	3M™ VHB™ Klebeband LSE-060WF, Weiß, 1150 mm x 33 m, 0,6 mm	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ VHB™ Klebeband LSE-110WF

Das neue 3M™ VHB™ LSE-110WF Klebeband ist weiß, 1,1 mm dick und ermöglicht Klebungen von Materialien mit geringer Oberflächenenergie (low surface energy, LSE) und liefert widerstandsfähige Ergebnisse, wo andere Lösungen zusätzliche Prozessschritte erfordern. Da das Primern entfällt, erhöht sich die Produktivität und es müssen weniger gefährliche Chemikalien in Ihren Fertigungsstätten verwendet werden. Die ausgezeichnete Haltbarkeit und breite Temperaturbeständigkeit gewährleisten hervorragende Festigkeit und Zuverlässigkeit bei Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff; ohne chemische Oberflächenvorbehandlung nutzbar
- Nahezu unsichtbare Klebeverbindung sorgt für ein optimiertes Design



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100143324	LSE110/12	3M™ VHB™ Klebeband LSE-110WF, Weiß, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	18	Rolle
7100154122	LSE110/SMPL	3M™ VHB™ Klebeband LSE-110WF, Weiß, 19 mm x 3 m, 1,1 mm	48	Rolle
7100288303	VHBLSEBLISTER	3M™ VHB™ Klebeband LSE-110WF, Weiß, 19 mm x 11 m, 1,1 mm	4	Rolle
7100143325	LSE110/19	3M™ VHB™ Klebeband LSE-110WF, Weiß, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	14	Rolle
7100143321	LSE110/25	3M™ VHB™ Klebeband LSE-110WF, Weiß, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	7	Rolle
7100247155	LSE110/1150	3M™ VHB™ Klebeband LSE-110WF, Weiß, 1150 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rolle

3M™ VHB™ Klebeband LSE-160WF

Das neue 3M™ VHB™ LSE-160WF Klebeband ist weiß, 1,6 mm dick und ermöglicht Klebungen von Materialien mit geringer Oberflächenenergie (low surface energy, LSE) und liefert widerstandsfähige Ergebnisse, wo andere Lösungen zusätzliche Prozessschritte erfordern. Da das Primern entfällt, erhöht sich die Produktivität und es müssen weniger gefährliche Chemikalien in Ihren Fertigungsstätten verwendet werden. Die ausgezeichnete Haltbarkeit und breite Temperaturbeständigkeit gewährleisten hervorragende Festigkeit und Zuverlässigkeit bei Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff; ohne chemische Oberflächenvorbehandlung nutzbar
- Nahezu unsichtbare Klebeverbindung sorgt für ein optimiertes Design



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100143306	Z25012018	3M™ VHB™ Klebeband LSE-160WF, Weiß, 12 mm x 33 m, 1,6 mm	18	Rolle
7100154123	LSE160/SMPLN	3M™ VHB™ Klebeband LSE-160WF, Weiß, 19 mm x 3 m, 1,6 mm	96	Rolle
7100143328	LSE160/19	3M™ VHB™ Klebeband LSE-160WF, Weiß, 19 mm x 33 m, 0,6 mm	14	Rolle
7100143323	LSE-160WF_25X33	3M™ VHB™ Klebeband LSE-160WF, Weiß, 25 mm x 33 m, 1,6 mm	7	Rolle
7100247154	LSE160/1120	3M™ VHB™ Klebeband LSE-160WF, Weiß, 1120 mm x 33 m, 1,6 mm	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ VHB™ Klebeband GPH-060GF

Dream, Design, Deliver – mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband GPH-060GF haben Sie einen echten Alleskönner an Ihrer Seite. Dieses graue, 0,6 mm dicke Klebeband besteht aus Universal-Acrylat-Klebstoff um einen anpassungsfähigen Schaumstoffkern und widersteht hohen Temperaturen. Es dient Ihnen zur schnellen und einfachen Herstellung einer starken und haltbaren dauerhaften Verbindung. Viskoelastische Eigenschaften sorgen für flexible Verwendungsmöglichkeiten anstelle von Nieten, Schweißverbindungen und Schrauben. Setzen Sie dieses Klebeband auf den verschiedensten Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie ein, auch bei niedrigeren Temperaturen.

- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
- Nahezu unsichtbare Klebeverbindung sorgt für ein optimiertes Design



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100100753	GPH-060F12-33	3M™ VHB™ Klebeband GPH-060GF, Grau, 12 mm x 33 m, 0,6 mm	18	Rolle
7100101623	GPH-060F19-3	3M™ VHB™ Klebeband GPH-060GF, Grau, 19 mm x 3 m, 0,6 mm	48	Rolle
7100100752	GPH-060F19-33	3M™ VHB™ Klebeband GPH-060GF, Grau, 19 mm x 33 m, 0,6 mm	14	Rolle
7100101042	GPH-060F25-33	3M™ VHB™ Klebeband GPH-060GF, Grau, 25 mm x 33 m, 0,6 mm	7	Rolle
7100098996	GPH-060F1080-33	3M™ VHB™ Klebeband GPH-060GF, Grau, 1080 mm x 33 m, 0,6 mm	1	Rolle
7100297127	GPH060115033	3M™ VHB™ Klebeband GPH-060GF, Grau, 1150 mm x 33 m, 0,6 mm	1	Rolle
7100297129	GPH060115066	3M™ VHB™ Klebeband GPH-060GF, Grau, 1150 mm x 66 m, 0,6 mm	1	Rolle

3M™ VHB™ Klebeband GPH-110GF

Dream, Design, Deliver – mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband GPH-110GF haben Sie einen echten Alleskönner an Ihrer Seite. Dieses graue, 1,1 mm dicke Klebeband besteht aus Universal-Acrylat-Klebstoff um einen anpassungsfähigen Schaumstoffkern und widersteht hohen Temperaturen. Es dient Ihnen zur schnellen und einfachen Herstellung einer starken und haltbaren dauerhaften Verbindung. Viskoelastische Eigenschaften sorgen für flexible Verwendungsmöglichkeiten anstelle von Nieten, Schweißverbindungen und Schrauben. Setzen Sie dieses Klebeband auf den verschiedensten Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie ein, auch bei niedrigeren Temperaturen.

- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
- Nahezu unsichtbare Klebeverbindung sorgt für ein optimiertes Design



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100099836	GPH-110F12-33	3M™ VHB™ Klebeband GPH-110GF, Grau, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	18	Rolle
7100101624	GPH-110F19-3	3M™ VHB™ Klebeband GPH-110GF, Grau, 19 mm x 3 m, 1,1 mm	48	Rolle
7100227350	GPH-110GF1911	3M™ VHB™ Klebeband GPH-110GF, Grau, 19 mm x 11 m, 1,1 mm, Blister	4	Rolle
7100099833	GPH-110F19-33	3M™ VHB™ Klebeband GPH-110GF, Grau, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	18	Rolle
7100099834	GPH-110F25-33	3M™ VHB™ Klebeband GPH-110GF, Grau, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	7	Rolle
7100297050	GPH1101150	3M™ VHB™ Klebeband GPH-110GF, Grau, 1150 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rolle
7100297128	GPH110115066	3M™ VHB™ Klebeband GPH-110GF, Grau, 1150 mm x 66 m, 1,1 mm	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ VHB™ Klebeband GPH-160GF

Dream, Design, Deliver – mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband GPH-160GF haben Sie einen echten Alleskönner an Ihrer Seite. Dieses graue, 1,6 mm dicke Klebeband besteht aus Universal-Acrylat-Klebstoff um einen anpassungsfähigen Schaumstoffkern und widersteht hohen Temperaturen. Es dient Ihnen zur schnellen und einfachen Herstellung einer starken und haltbaren dauerhaften Verbindung. Viskoelastische Eigenschaften sorgen für flexible Verwendungsmöglichkeiten anstelle von Nieten, Schweißverbindungen und Schrauben. Setzen Sie dieses Klebeband auf den verschiedensten Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie ein, auch bei niedrigeren Temperaturen.



- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
- Nahezu unsichtbare Klebeverbindung sorgt für ein optimiertes Design

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100101043	GPH-160F12-33	3M™ VHB™ Klebeband GPH-160GF, Grau, 12 mm x 33 m, 1,6 mm	18	Rolle
7100100757	GPH-160GF19-33	3M™ VHB™ Klebeband GPH-160GF, Grau, 19 mm x 33 m, 1,6 mm	14	Rolle
7100101045	GPH-160GF25-33	3M™ VHB™ Klebeband GPH-160GF, Grau, 25 mm x 33 m, 1,6 mm	7	Rolle
7100297479	GPH160112033	3M™ VHB™ Klebeband GPH-160GF, Grau, 1120 mm x 33 m, 1,6 mm	1	Rolle

3M™ VHB™ Klebeband 4926

Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie mit dem 3M™ VHB™ Klebeband 4926. Unser 0,4 mm dickes, anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Grau aus Acrylat-Klebstoff ist für die verschiedensten Zwecke geeignet. Es kann schnell und einfach verklebt werden und bietet leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Nieten, Schweißnähte und Schrauben lassen sich dadurch ersetzen. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie ein.



- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
- Nahezu unsichtbare Klebeverbindung sorgt für ein optimiertes Design

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000029043	4926610	3M™ VHB™ Klebeband 4926, Grau, 610 mm x 33 m, 0,4 mm	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ VHB™ Klebeband 4936P

Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband 4936. Das 0,6 mm dicke, anpassungsfähige doppelseitige Hochleistungs-Klebeband in Grau aus Acrylat-Klebstoff ist für die verschiedensten Zwecke geeignet. Dieses Klebeband ermöglicht schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Setzen Sie dieses leistungsfähige Klebeband auf den verschiedensten Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie ein. Das viskoelastische VHB Klebeband ermöglicht Flexibilität und ersetzt Nieten, Schweißnähte und Schrauben. Das Klebeband 4936 macht eine hohe Weichmacherbeständigkeit aus.



- Hohe Anpassungsfähigkeit
- Hohe Weichmacherbeständigkeit
- Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Materialien

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000072382	4936633	3M™ VHB™ Klebeband 4936P, Grau, 6 mm x 33 m, 0,6 mm	12	Rolle
7000072383	4936933	3M™ VHB™ Klebeband 4936P, Grau, 9 mm x 33 m, 0,6 mm	8	Rolle
7000072384	49361233	3M™ VHB™ Klebeband 4936P, Grau, 12 mm x 33 m, 0,6 mm	6	Rolle
7000072385	49361533	3M™ VHB™ Klebeband 4936P, Grau, 15 mm x 33 m, 0,6 mm	80	Rolle
7000072386	49361933	3M™ VHB™ Klebeband 4936P, Grau, 19 mm x 33 m, 0,6 mm	4	Rolle
7000072387	49362533	3M™ VHB™ Klebeband 4936P, Grau, 25 mm x 33 m, 0,6 mm	3	Rolle
7000072379	4936P/300	3M™ VHB™ Klebeband 4936P, Grau, 300 mm x 33 m, 0,6 mm	1	Rolle
7000072381	49361220	3M™ VHB™ Klebeband 4936P, Grau, 1220 mm x 33 m, 0,6 mm	1	Rolle

3M™ VHB™ Klebeband 4936F

Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband 4936. Das 0,6 mm dicke, anpassungsfähige doppelseitige Hochleistungs-Klebeband in Grau aus Acrylat-Klebstoff ist für die verschiedensten Zwecke geeignet. Dieses Klebeband ermöglicht schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Setzen Sie dieses leistungsfähige Klebeband auf den verschiedensten Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie ein. Das viskoelastische VHB Klebeband ermöglicht Flexibilität und ersetzt Nieten, Schweißnähte und Schrauben. Das Klebeband 4936 macht eine hohe Weichmacherbeständigkeit aus.



- Hohe Anpassungsfähigkeit
- Hohe Weichmacherbeständigkeit
- Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Materialien

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000033131	4936F12	3M™ VHB™ Klebeband 4936F, Grau, 12 mm x 33 m, 0,6 mm	6	Rolle
7000072389	4936F19	3M™ VHB™ Klebeband 4936F, Grau, 19 mm x 33 m, 0,6 mm	64	Rolle
7000072390	4936F2CA	3M™ VHB™ Klebeband 4936F, Grau, 25 mm x 33 m, 0,6 mm	48	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ VHB™ Klebeband 4941

Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband 4941. Das 1,1 mm dicke, anpassungsfähige doppelseitige Hochleistungs-Klebeband in Grau aus Acrylat-Klebstoff ist für die verschiedensten Zwecke geeignet. Dieses Klebeband ermöglicht schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Setzen Sie dieses leistungsfähige Klebeband auf den verschiedensten Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie ein. Das viskoelastische VHB Klebeband ermöglicht Flexibilität und ersetzt Nieten, Schweißnähte und Schrauben. Das Klebeband 4941 macht eine hohe Weichmacherbeständigkeit aus.



- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
- Nahezu unsichtbare Klebeverbindung sorgt für ein optimiertes Design

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000043129	4941633	3M™ VHB™ Klebeband 4941, Grau, 6 mm x 33 m, 1,1 mm	12	Rolle
7000072407	4941933	3M™ VHB™ Klebeband 4941, Grau, 9 mm x 33 m, 1,1 mm	8	Rolle
7000072409	49411533	3M™ VHB™ Klebeband 4941, Grau, 15 mm x 33 m, 1,1 mm	5	Rolle
7000072411	49412533	3M™ VHB™ Klebeband 4941, Grau, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	3	Rolle
7000072413	494138CA	3M™ VHB™ Klebeband 4941, Grau, 38 mm x 33 m, 1,1 mm	30	Rolle
7000072414	49415033	3M™ VHB™ Klebeband 4941, Grau, 50 mm x 33 m, 1,1 mm	24	Rolle
7000072399	494130/4	3M™ VHB™ Klebeband 4941, Grau, 300 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rolle

3M™ VHB™ Klebeband 4941F

Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband 4941. Das 1,1 mm dicke, anpassungsfähige doppelseitige Hochleistungs-Klebeband in Grau aus Acrylat-Klebstoff ist für die verschiedensten Zwecke geeignet. Dieses Klebeband ermöglicht schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Setzen Sie dieses leistungsfähige Klebeband auf den verschiedensten Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie ein. Das viskoelastische VHB Klebeband ermöglicht Flexibilität und ersetzt Nieten, Schweißnähte und Schrauben. Das Klebeband 4941 macht eine hohe Weichmacherbeständigkeit aus.



- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
- Nahezu unsichtbare Klebeverbindung sorgt für ein optimiertes Design

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000072415	4941F12	3M™ VHB™ Klebeband 4941F, Grau, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	6	Rolle
7000072416	4941F19	3M™ VHB™ Klebeband 4941F, Grau, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	4	Rolle
7000072417	4941F25	3M™ VHB™ Klebeband 4941F, Grau, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	3	Rolle
7000033132	49411200	3M™ VHB™ Klebeband 4941F, Grau, 1200 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ VHB™ Klebeband 4956

Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie: Unser 3M™ VHB™ Klebeband 4956, grau, ist ein 1,6 mm dickes, doppel-seitiges Hochleistungs-Klebeband aus Acrylat-Klebstoff für die verschiedensten Zwecke. Es ersetzt Nieten, Schweißnähte und Schrauben. Dieses Klebeband ermöglicht schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie ein.




- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
- Nahezu unsichtbare Klebeverbindung sorgt für ein optimiertes Design

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000072512	4956F2/4	3M™ VHB™ Klebeband 4956F, Grau, 25 mm x 33 m, 1,6 mm	3	Rolle
7000072501	4956933	3M™ VHB™ Klebeband 4956P, Grau, 9 mm x 33 m, 1,6 mm	8	Rolle
7000072502	49561233	3M™ VHB™ Klebeband 4956P, Grau, 12 mm x 33 m, 1,6 mm	6	Rolle
7000072504	49561933	3M™ VHB™ Klebeband 4956P, Grau, 19 mm x 33 m, 1,6 mm	4	Rolle
7000072511	4956F19	3M™ VHB™ Klebeband 4956P, Grau, 19 mm x 33 m, 1,6 mm	4	Rolle
7000072505	49562533	3M™ VHB™ Klebeband 4956P, Grau, 25 mm x 33 m, 1,6 mm	3	Rolle
7000072500	4956295	3M™ VHB™ Klebeband 4956P, Grau, 295 mm x 33 m, 1,6 mm	1	Rolle

3M™ VHB™ Klebeband 4991

Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie: Unser 3M™ VHB™ Klebeband 4991, grau, ist ein 2,3 mm dickes, extrem anpassungsfähiges Klebeband aus 100% geschlossenem Acrylat-Klebstoff für dauerhaft starke Verbindungen im Innen- und Außenbereich. Es kann schnell und einfach verklebt werden und bietet leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Nieten, Schweißnähte und Schrauben lassen sich dadurch ersetzen. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen wie z. B. Pulverbeschichtungen ein.



- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
- Nahezu unsichtbare Klebeverbindung sorgt für ein optimiertes Design

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000072529	4991616	3M™ VHB™ Klebeband 4991F, Grau, 6 mm x 16,5 m, 2,3 mm	96	Rolle
7000072530	4991916	3M™ VHB™ Klebeband 4991F, Grau, 9 mm x 16,5 m, 2,3 mm	8	Rolle
7000033141	49911216	3M™ VHB™ Klebeband 4991F, Grau, 12 mm x 16,5 m, 2,3 mm	6	Rolle
7100019029	499115CA	3M™ VHB™ Klebeband 4991F, Grau, 15 mm x 16,5 m, 2,3 mm	80	Rolle
7100123358	4991F/IPS	3M™ VHB™ Klebeband 4991F, Grau, 19 mm x 5,5 m, 2,3 mm, Einzeln verpackt	4	Rolle
7000033143	49911916	3M™ VHB™ Klebeband 4991F, Grau, 19 mm x 16,5 m, 2,3 mm	4	Rolle
7000072533	49912516	3M™ VHB™ Klebeband 4991F, Grau, 25 mm x 16,5 m, 2,3 mm	3	Rolle
7000033144	49911200	3M™ VHB™ Klebeband 4991F, Grau, 1200 mm x 16,5 m, 2,3 mm	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ VHB™ Klebeband 4947

Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie: Unser 3M™ VHB™ Klebeband 4947, schwarz, ist ein 1,1 mm dickes, anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus Acrylat-Klebstoff für die verschiedensten Zwecke. Setzen Sie dieses leistungsfähige Klebeband auf den verschiedensten Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie ein. Das viskoelastische VHB Klebeband ermöglicht Flexibilität und ersetzt Nieten, Schweißnähte und Schrauben.



- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
- Nahezu unsichtbare Klebeverbinding sorgt für ein optimiertes Design

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000072462	4947633	3M™ VHB™ Klebeband 4947, Schwarz, 6 mm x 33 m, 1,1 mm	96	Rolle
7000072463	4947933	3M™ VHB™ Klebeband 4947F, Schwarz, 9 mm x 33 m, 1,1 mm	8	Rolle
7000072464	49471233	3M™ VHB™ Klebeband 4947F, Schwarz, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	6	Rolle
7000072465	49471933	3M™ VHB™ Klebeband 4947F, Schwarz, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	4	Rolle
7000072458	213386	3M™ VHB™ Klebeband 4947F, Schwarz, 22 mm x 33 m, 1,1 mm	3	Rolle
7000072466	49472533	3M™ VHB™ Klebeband 4947F, Schwarz, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	3	Rolle
7000072467	49473833	3M™ VHB™ Klebeband 4947F, Schwarz, 38 mm x 33 m, 1,1 mm	2	Rolle
7000006778	4947295	3M™ VHB™ Klebeband 4947F, Schwarz, 295 mm x 33 m, 1,1 mm	4	Rolle

3M™ VHB™ Klebeband 5906

Dream, Design, Deliver – mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband 5906. Dieses Klebeband ist schwarz, 0,15 mm dick und besteht aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff um einen sehr anpassungsfähigen Schaumstoffkern. Es ersetzt Nieten, Schweißnähte und Schrauben. Das Klebeband dient zur schnellen und einfachen Herstellung einer starken und haltbaren dauerhaften Verbindung. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen, wie z. B. Pulverbeschichtungen, ein. Ideal für Anwendungen mit dünner Klebstoffschicht.



- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
- Nahezu unsichtbare Klebeverbinding sorgt für ein optimiertes Design

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100193935	5906F/1168	3M™ VHB™ Klebeband 5906, Schwarz, 1168 mm x 66 m, 0,3 mm	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ VHB™ Klebeband 5907

Dream, Design, Deliver – mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband 5907. Dieses Klebeband ist schwarz, 0,2 mm dick und besteht aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff um einen sehr anpassungsfähigen Schaumstoffkern. Es ersetzt Nieten, Schweißnähte und Schrauben. Das Klebeband dient zur schnellen und einfachen Herstellung einer starken und haltbaren dauerhaften Verbindung. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen, wie z. B. Pulverbeschichtungen, ein. Ideal für Anwendungen mit dünner Klebstoffschicht.



- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
- Nahezu unsichtbare Klebeverbindung sorgt für ein optimiertes Design

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100193900	5907F/1168	3M™ VHB™ Klebeband 5907, Schwarz, 1168 mm x 66 m, 0.2 mm	1	Rolle

3M™ VHB™ Klebeband 5908

Dream, Design, Deliver – mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband 5908. Dieses Klebeband ist schwarz, 0,25 mm dick und besteht aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff um einen sehr anpassungsfähigen Schaumstoffkern. Es ersetzt Nieten, Schweißnähte und Schrauben. Das Klebeband dient zur schnellen und einfachen Herstellung einer starken und haltbaren dauerhaften Verbindung. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen, wie z. B. Pulverbeschichtungen, ein. Ideal für Anwendungen mit dünner Klebstoffschicht.



- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
- Nahezu unsichtbare Klebeverbindung sorgt für ein optimiertes Design

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100195214	5908F/1168	3M™ VHB™ Klebeband 5908, Schwarz, 1168 mm x 66 m, 0.3 mm	1	Rolle

3M™ VHB™ Klebeband 5909

Dream, Design, Deliver – mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband 5909. Dieses Klebeband ist schwarz, 0,3 mm dick und besteht aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff um einen sehr anpassungsfähigen Schaumstoffkern. Es ersetzt Nieten, Schweißnähte und Schrauben. Das Klebeband dient zur schnellen und einfachen Herstellung einer starken und haltbaren dauerhaften Verbindung. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen, wie z. B. Pulverbeschichtungen, ein. Ideal für Anwendungen mit dünner Klebstoffschicht.



- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
- Nahezu unsichtbare Klebeverbindung sorgt für ein optimiertes Design

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100193936	5909F/1168	3M™ VHB™ Klebeband 5909, Schwarz, 1168 mm x 66 m, 0.3 mm	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ VHB™ Klebeband 5915

Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie: Unser 3M™ VHB™ Klebeband 5915, schwarz, ist ein 0,4 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff. Es kann schnell und einfach verklebt werden und bietet leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Nieten, Schweißnähte und Schrauben lassen sich dadurch ersetzen. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen wie z. B. Pulverbeschichtungen ein.



- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
- Nahezu unsichtbare Klebeverbindung sorgt für ein optimiertes Design

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000049448	5915F	3M™ VHB™ Klebeband 5915, Schwarz, 1168 mm x 33 m, 0.4 mm	1	Rolle
7000062015	5915P116	3M™ VHB™ Klebeband 5915P, Schwarz, 1168 mm x 66 m, 0.6 mm	1	Rolle

3M™ VHB™ Klebeband 5925F

Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie: Unser 3M™ VHB™ Klebeband 5925F, schwarz, ist ein 0,6 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff. Es kann schnell und einfach verklebt werden und bietet leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Nieten, Schweißnähte und Schrauben lassen sich dadurch ersetzen. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen wie z. B. Pulverbeschichtungen ein.



- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
- Nahezu unsichtbare Klebeverbindung sorgt für ein optimiertes Design

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100211824	5925F/666	3M™ VHB™ Klebeband 5925F, Schwarz, 6 mm x 66 m, 0.6 mm	12	Rolle
7100211817	5925F/933	3M™ VHB™ Klebeband 5925F, Schwarz, 9 mm x 33 m, 0.6 mm	8	Rolle
7100211818	5925F/1033	3M™ VHB™ Klebeband 5925F, Schwarz, 10 mm x 33 m, 0.6 mm	8	Rolle
7100211819	5925F/1233	3M™ VHB™ Klebeband 5925F, Schwarz, 12 mm x 33 m, 0.6 mm	5	Rolle
7100211800	5925F/1256	3M™ VHB™ Klebeband 5925F, Schwarz, 12 mm x 56 m, 0.6 mm	12	Rolle
7100211823	5925F/12600	3M™ VHB™ Klebeband 5925F, Schwarz, 12 mm x 600 m, 0.6 mm, Kreuzgespult	9	Rolle
7100211821	5925F/1933	3M™ VHB™ Klebeband 5925F, Schwarz, 19 mm x 33 m, 0.6 mm	4	Rolle
7100211822	5925F/2533	3M™ VHB™ Klebeband 5925F, Schwarz, 25 mm x 33 m, 0.6 mm	3	Rolle
7100211816	5925F/30033	3M™ VHB™ Klebeband 5925F, Schwarz, 295 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rolle
7100211815	5925F/119033	3M™ VHB™ Klebeband 5925F, Schwarz, 1190 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ VHB™ Klebeband 5930

Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie: Unser 3M™ VHB™ Klebeband 5930, schwarz, ist ein 0,8 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff. Es kann schnell und einfach verklebt werden und bietet leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Nieten, Schweißnähte und Schrauben lassen sich dadurch ersetzen. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen wie z. B. Pulverbeschichtungen ein.

- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
- Nahezu unsichtbare Klebeverbindung sorgt für ein optimiertes Design



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000049447	5930F	3M™ VHB™ Klebeband 5930, Schwarz, 1168 mm x 33 m, 0.8 mm	1	Rolle

3M™ VHB™ Klebeband 5952F

Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie: Unser 3M™ VHB™ Klebeband 5952, schwarz, ist ein 1,1 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff. Es kann schnell und einfach verklebt werden und bietet leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Nieten, Schweißnähte und Schrauben lassen sich dadurch ersetzen. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen wie z. B. Pulverbeschichtungen ein.

- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
- Nahezu unsichtbare Klebeverbindung sorgt für ein optimiertes Design



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100211828	5952F/633	3M™ VHB™ Klebeband 5952F, Schwarz, 6 mm x 33 m, 1.1 mm	10	Rolle
7100211829	5952F/833	3M™ VHB™ Klebeband 5952F, Schwarz, 8 mm x 33 m, 1.1 mm	10	Rolle
7100211830	5952F/933	3M™ VHB™ Klebeband 5952F, Schwarz, 9 mm x 33 m, 1.1 mm	8	Rolle
7100211831	5952F/1233	3M™ VHB™ Klebeband 5952F, Schwarz, 12 mm x 33 m, 1.1 mm	6	Rolle
7100211832	5952F/1533	3M™ VHB™ Klebeband 5952F, Schwarz, 15 mm x 33 m, 1.1 mm	16	Rolle
7100211813	5952F/193	3M™ VHB™ Klebeband 5952F, Schwarz, 19 mm x 3 m, 1.1 mm	48	Rolle
7100211833	5952F/1933	3M™ VHB™ Klebeband 5952F, Schwarz, 19 mm x 33 m, 1.1 mm	4	Rolle
7100211834	5952F/2533	3M™ VHB™ Klebeband 5952F, Schwarz, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	3	Rolle
7100211827	5952F/30033	3M™ VHB™ Klebeband 5952F, Schwarz, 305 mm x 33 m, 1.1 mm	1	Rolle
7100211826	5952F/122033	3M™ VHB™ Klebeband 5952F, Schwarz, 1220 mm x 33 m, 1.1 mm	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ VHB™ Klebeband 5952P

Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie: Unser 3M™ VHB™ Klebeband 5952, schwarz, ist ein 1,1 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff. Es kann schnell und einfach verklebt werden und bietet leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Nieten, Schweißnähte und Schrauben lassen sich dadurch ersetzen. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen wie z. B. Pulverbeschichtungen ein.



- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
- Nahezu unsichtbare Klebeverbindung sorgt für ein optimiertes Design

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7010012127	5952P/1220	3M™ VHB™ Klebeband 5952P, Schwarz, 1220 mm x 33 m, 1,1 mm, Paper Liner	1	Rolle

3M™ VHB™ Flammbeständiges Klebeband 5958FR

Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie mit unserem 3M™ VHB™ flammbeständigen Klebeband 5958FR. Das 1 mm dicke, extrem anpassungsfähige doppelseitige Hochleistungs-Klebeband aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff in Schwarz kann schnell und einfach verklebt werden. Es bietet leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit sowie Beständigkeit gegenüber Feuer. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen wie z. B. Pulverbeschichtungen ein.



- Schnelles und einfaches Kleben, leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit sowie Beständigkeit gegenüber Feuer
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
- Nahezu unsichtbare Klebeverbindung sorgt für ein optimiertes Design

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000049210	59582533	3M™ VHB™ Flammbeständiges Klebeband 5958FR, Schwarz, 25 mm x 33 m, 1,0 mm	9	Rolle
7000049257	59581193	3M™ VHB™ Flammbeständiges Klebeband 5958FR, Schwarz, 1194 mm x 33 m, 1,0 mm	1	Rolle

3M™ VHB™ Klebeband 5962F

Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie: Unser 3M™ VHB™ Klebeband 5962, schwarz, ist ein 1,6 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff. Es kann schnell und einfach verklebt werden und bietet leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Nieten, Schweißnähte und Schrauben lassen sich dadurch ersetzen. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen wie z. B. Pulverbeschichtungen ein.



- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
- Nahezu unsichtbare Klebeverbindung sorgt für ein optimiertes Design

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100211837	5962F/933	3M™ VHB™ Klebeband 5962F, Schwarz, 9 mm x 33 m, 1,6 mm	66	Rolle
7100211838	5962F/1233	3M™ VHB™ Klebeband 5962F, Schwarz, 12 mm x 33 m, 1,6 mm	6	Rolle
7100223836	5962F/IPS	3M™ VHB™ Klebeband 5962F, Schwarz, 19 mm x 8 m, 1,6 mm, Einzeln verpackt	4	Rolle
7100211839	5962F/1933	3M™ VHB™ Klebeband 5962F, Schwarz, 19 mm x 33 m, 1,6 mm	4	Rolle
7100211840	5962F/2533	3M™ VHB™ Klebeband 5962F, Schwarz, 25 mm x 33 m, 1,6 mm	3	Rolle
7100211836	5962F/30533	3M™ VHB™ Klebeband 5962F, Schwarz, 305 mm x 33 m, 1,6 mm	4	Rolle
7100211835	5962F/122033	3M™ VHB™ Klebeband 5962F, Schwarz, 1220 mm x 33 m, 1,6 mm	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ VHB™ Klebeband 4905

Das 3M™ VHB™ Klebeband 4905 ist ein transparentes, 0,5 mm dickes doppelseitiges Klebeband aus Acrylat-Klebstoff. Dank seines durchsichtigen Materials ist es ideal zum Kleben von transparenten Materialien oder für Anwendungen, wo eine farbige Klebung nicht erwünscht ist, geeignet.



- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
- Nahezu unsichtbare Klebeverbindung sorgt für ein optimiertes Design; Durch die hohe Transparenz bleiben sogar Kanten unbemerkt

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000072259	4905F633	3M™ VHB™ Klebeband 4905F, Transparent, 6 mm x 33 m, 0,5 mm	96	Rolle
7000033113	4905F666	3M™ VHB™ Klebeband 4905F, Transparent, 6 mm x 66 m, 0,5 mm	12	Rolle
7000072260	4905F933	3M™ VHB™ Klebeband 4905F, Transparent, 9 mm x 33 m, 0,5 mm	8	Rolle
7000072264	4905F966	3M™ VHB™ Klebeband 4905F, Transparent, 9 mm x 66 m, 0,5 mm	8	Rolle
7000072261	4905F123	3M™ VHB™ Klebeband 4905F, Transparent, 12 mm x 33 m, 0,5 mm	102	Rolle
7000072265	4905F126	3M™ VHB™ Klebeband 4905F, Transparent, 12 mm x 66 m, 0,5 mm	6	Rolle
7000072262	4905F193	3M™ VHB™ Klebeband 4905F, Transparent, 19 mm x 33 m, 0,5 mm	4	Rolle
7000072266	4905F196	3M™ VHB™ Klebeband 4905F, Transparent, 19 mm x 66 m, 0,5 mm	4	Rolle
7000072263	4905F253	3M™ VHB™ Klebeband 4905F, Transparent, 25 mm x 33 m, 0,5 mm	48	Rolle
7000072267	4905F256	3M™ VHB™ Klebeband 4905F, Transparent, 25 mm x 66 m, 0,5 mm	3	Rolle
7000072248	4905F285	3M™ VHB™ Klebeband 4905F, Transparent, 285 mm x 66 m, 0,5 mm	1	Rolle
7000033111	4905F114	3M™ VHB™ Klebeband 4905F, Transparent, 1140 mm x 66 m, 0,5 mm	1	Rolle
7000033112	4905633	3M™ VHB™ Klebeband 4905P, Transparent, 6 mm x 33 m, 0,5 mm	96	Rolle
7000072250	4905966	3M™ VHB™ Klebeband 4905P, Transparent, 9 mm x 66 m, 0,5 mm	8	Rolle
7000072255	49051233	3M™ VHB™ Klebeband 4905P, Transparent, 12 mm x 33 m, 0,5 mm	6	Rolle
7000072251	49051266	3M™ VHB™ Klebeband 4905P, Transparent, 12 mm x 66 m, 0,5 mm	102	Rolle
7000072252	49051566	3M™ VHB™ Klebeband 4905P, Transparent, 15 mm x 66 m, 0,5 mm	5	Rolle
7000072257	49051933	3M™ VHB™ Klebeband 4905P, Transparent, 19 mm x 33 m, 0,5 mm	4	Rolle
7000072253	49051966	3M™ VHB™ Klebeband 4905P, Transparent, 19 mm x 66 m, 0,5 mm	4	Rolle
7000072254	49052566	3M™ VHB™ Klebeband 4905P, Transparent, 25 mm x 66 m, 0,5 mm	48	Rolle
7000072270	49052853	3M™ VHB™ Klebeband 4905P, Transparent, 285 mm x 33 m, 0,5 mm	1	Rolle
7000072243	4905285	3M™ VHB™ Klebeband 4905P, Transparent, 285 mm x 66 m, 0,5 mm	4	Rolle
7000037354	49051140	3M™ VHB™ Klebeband 4905P, Transparent, 1140 mm x 33 m, 0,5 mm	1	Rolle
7000072247	49051220	3M™ VHB™ Klebeband 4905P, Transparent, 1220 mm x 66 m, 0,5 mm	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ VHB™ Klebeband 4910

Das 3M™ VHB™ Klebeband 4910 ist ein transparentes, 1 mm dickes doppelseitiges Klebeband aus Acrylat-Klebstoff. Dank seines durchsichtigen Materials ist es ideal zum Kleben von transparenten Materialien oder für Anwendungen, wo eine farbige Klebung nicht erwünscht ist, geeignet.



- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
- Nahezu unsichtbare Klebeverbindung sorgt für ein optimiertes Design; Durch die hohe Transparenz bleiben sogar Kanten unbemerkt

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000072281	4910F112	3M™ VHB™ Klebeband 4910, Transparent, 1120 mm x 33 m, 1.0 mm	1	Rolle
7000033115	4910F6	3M™ VHB™ Klebeband 4910F, Transparent, 6 mm x 33 m, 1.0 mm	12	Rolle
7000072289	4910F9	3M™ VHB™ Klebeband 4910F, Transparent, 9 mm x 33 m, 1.0 mm	8	Rolle
7000033116	4910F12	3M™ VHB™ Klebeband 4910F, Transparent, 12 mm x 33 m, 1.0 mm	6	Rolle
7000072290	4910F15	3M™ VHB™ Klebeband 4910F, Transparent, 15 mm x 33 m, 1.0 mm	5	Rolle
7000072294	4910F193	3M™ VHB™ Klebeband 4910F, Transparent, 19 mm x 3 m, 1.0 mm, Kurzrolle	48	Rolle
7100123355	4910F/IPS	3M™ VHB™ Klebeband 4910F, Transparent, 19 mm x 11 m, 1.0 mm, Blister	4	Rolle
7000033117	4910F19	3M™ VHB™ Klebeband 4910F, Transparent, 19 mm x 33 m, 1.0 mm	4	Rolle
7100032063	4910F25	3M™ VHB™ Klebeband 4910F, Transparent, 25 mm x 33 m, 1.0 mm	3	Rolle
7000072292	4910F38	3M™ VHB™ Klebeband 4910F, Transparent, 38 mm x 33 m, 1.0 mm	30	Rolle
7000072293	4910F50	3M™ VHB™ Klebeband 4910F, Transparent, 50 mm x 33 m, 1.0 mm	24	Rolle
7000072276	4910F300	3M™ VHB™ Klebeband 4910F, Transparent, 300 mm x 33 m, 1.0 mm	4	Rolle
7100071754	738344	3M™ VHB™ Klebeband 4910F, Transparent, 1210 mm x 33 m, 1.0 mm	1	Rolle
7000072285	49101933	3M™ VHB™ Klebeband 4910P, Transparent, 19 mm x 33 m, 1.0 mm	4	Rolle
7000033118	4910305	3M™ VHB™ Klebeband 4910P, Transparent, 305 mm x 33 m, 1.0 mm	1	Rolle
7000033128	49101120	3M™ VHB™ Klebeband 4910P, Transparent, 1120 mm x 33 m, 1.0 mm	1	Rolle

3M™ VHB™ Klebeband 4915

Unser 3M™ VHB™ Klebeband 4915 ist ein transparentes, 1,5 mm dickes VHB Klebeband aus Acrylat-Klebstoff. Dank seines durchsichtigen Materials ist es ideal zum Kleben von transparenten Materialien oder für Anwendungen, wo eine farbige Verbindungslinie nicht erwünscht ist, geeignet.



- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
- Nahezu unsichtbare Klebeverbindung sorgt für ein optimiertes Design; Durch die hohe Transparenz bleiben sogar Kanten unbemerkt

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000072313	49151140	3M™ VHB™ Klebeband 4915, Transparent, 1140 mm x 25 m, 1.5 mm	1	Rolle
7000033123	4915625	3M™ VHB™ Klebeband 4915F, Transparent, 6 mm x 25 m, 1.5 mm	12	Rolle
7000043127	49151225	3M™ VHB™ Klebeband 4915F, Transparent, 12 mm x 25 m, 1.5 mm	6	Rolle
7000072311	49151925	3M™ VHB™ Klebeband 4915F, Transparent, 19 mm x 25 m, 1.5 mm	4	Rolle
7000072309	4915285	3M™ VHB™ Klebeband 4915F, Transparent, 285 mm x 25 m, 1.5 mm	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ VHB™ Klebeband 4918

Unser 3M™ VHB™ Klebeband 4918 ist ein transparentes, 2 mm dickes doppelseitiges Klebeband aus Acrylat-Klebstoff. Dank seines durchsichtigen Materials ist es ideal zum Kleben von transparenten Materialien oder für Anwendungen, wo eine farbige Klebung nicht erwünscht ist, geeignet.

- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
- Nahezu unsichtbare Klebeverbindung sorgt für ein optimiertes Design; Durch die hohe Transparenz bleiben sogar Kanten unbemerkt



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000033126	4918616	3M™ VHB™ Klebeband 4918F, Transparent, 6 mm x 16.5 m, 2.0 mm	12	Rolle
7000072319	4918916	3M™ VHB™ Klebeband 4918F, Transparent, 9 mm x 16.5 m, 2.0 mm	8	Rolle
7000043128	49181216	3M™ VHB™ Klebeband 4918F, Transparent, 12 mm x 16.5 m, 2.0 mm	6	Rolle
7000072320	49181516	3M™ VHB™ Klebeband 4918F, Transparent, 15 mm x 16.5 m, 2.0 mm	5	Rolle
7000033127	49181916	3M™ VHB™ Klebeband 4918F, Transparent, 19 mm x 16.5 m, 2.0 mm	4	Rolle
7000072321	49182516	3M™ VHB™ Klebeband 4918F, Transparent, 25 mm x 16.5 m, 2.0 mm	3	Rolle
7000072317	4918285	3M™ VHB™ Klebeband 4918F, Transparent, 285 mm x 16.5 m, 2.0 mm	1	Rolle
7000072322	49181140	3M™ VHB™ Klebeband 4918F, Transparent, 1140 mm x 16.5 m, 2.0 mm	1	Rolle

3M™ VHB™ Klebeband RP+040GF

Dream, Design, Deliver – mit dem 3M™ VHB™ Klebeband RP+040GF. Dieses graue 0,4 mm (16 Mil) dicke Klebeband verfügt über einen vielseitigen Acrylat-Klebstoff mit einem anpassungsfähigen Schaumstoffkern. Es ersetzt Nieten, Schweißnähte und Schrauben. Das Klebeband dient zur schnellen und einfachen Herstellung einer festen und dauerhaften Verbindung. Mit seiner Viskoelastizität und starken Haftung auf zahlreichen Oberflächen ermöglicht es eine besondere Designflexibilität, mit einer Temperaturbeständigkeit von 230 °C für bis zu 4 Stunden.

- Schnelle und einfache Herstellung einer starken, langfristigen Haltbarkeit
- Nahezu unsichtbares Fügen sorgt für homogene Oberflächen
- Kann konventionelle mechanische Fügeverfahren (Nieten, Schweißen, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe in allgemeinen Anwendungen ersetzen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100309730	RP+040GF19SAM	3M™ VHB™ Klebeband RP+040GF, 19 mm x 3 m	58	Rolle
7100285875	RP+040GF	3M™ VHB™ Klebeband RP+040GF, Grau, 1120 mm x 66 m, 0.4 mm, Schutzfolie	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ VHB™ Klebeband RP+080GF

Dream, Design, Deliver – mit dem 3M™ VHB™ Klebeband RP+080GF. Dieses graue 0,8 mm (32 Mil) dicke Klebeband verfügt über einen vielseitigen Acrylat-Klebstoff mit einem anpassungsfähigen Schaumstoffkern. Es ersetzt Nieten, Schweißnähte und Schrauben. Das Klebeband dient zur schnellen und einfachen Herstellung einer festen und dauerhaften Verbindung. Mit seiner Viskoelastizität und starken Haftung auf zahlreichen Oberflächen ermöglicht es eine besondere Designflexibilität, mit einer Temperaturbeständigkeit von 230 °C für bis zu 4 Stunden.



- Schnelle und einfache Herstellung einer starken, langfristigen Haltbarkeit
- Nahezu unsichtbares Fügen sorgt für homogene Oberflächen
- Kann konventionelle mechanische Fügeverfahren (Nieten, Schweißen, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe in allgemeinen Anwendungen ersetzen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100309731	RP+80GF19SAM	3M™ VHB™ Klebeband RP+080GF, 19 mm x 3 m	58	Rolle
7100285874	RP+80GF	3M™ VHB™ Klebeband RP+080GF, Grau, 1120 mm x 66 m, 0,8 mm, Schutzfolie	1	Rolle

3M™ VHB™ Klebeband RP+230GF

Dream, Design, Deliver – mit dem 3M™ VHB™ Klebeband RP+230GF. Dieses graue 2,3 mm (90 Mil) dicke Klebeband verfügt über einen vielseitigen Acrylat-Klebstoff mit einem anpassungsfähigen Schaumstoffkern. Es ersetzt Nieten, Schweißnähte und Schrauben. Das Klebeband dient zur schnellen und einfachen Herstellung einer festen und dauerhaften Verbindung. Mit seiner Viskoelastizität und starken Haftung auf zahlreichen Oberflächen ermöglicht es eine besondere Designflexibilität, mit einer Temperaturbeständigkeit von 230 °C für bis zu 4 Stunden.



- Schnelle und einfache Herstellung einer starken, langfristigen Haltbarkeit
- Nahezu unsichtbares Fügen sorgt für homogene Oberflächen
- Kann konventionelle mechanische Fügeverfahren (Nieten, Schweißen, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe in allgemeinen Anwendungen ersetzen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100309729	RP+230GF19SAM	3M™ VHB™ Klebeband RP+230GF, 19 mm x 3 m	58	Rolle
7100285876	RP+230GF	3M™ VHB™ Klebeband RP+230GF, Grau, 1120 mm x 33 m, 2,3 mm, Schutzfolie	1	Rolle

3M™ VHB™ Klebeband RP+040GP

Dream, Design, Deliver – mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband RP+040GP. Das Klebeband für die verschiedensten Zwecke ist grau, 0,4 mm (16 mil) dick und zeichnet sich durch einen anpassungsfähigen Schaumstoffkern aus. Es ersetzt Nieten, Schweißnähte und Schrauben. Schnelle und einfache Herstellung einer dauerhaften Klebung mit Festigkeit und Haltbarkeit. Mit seiner Viskoelastizität und Haftung auf zahlreichen Oberflächen bietet das Klebeband eine hohe Designflexibilität.



- Schnelle und einfache Herstellung einer dauerhaften Verbindung mit hoher Festigkeit und langer Haltbarkeit
- Dieses Klebeband für die verschiedensten Zwecke ist grau und 0,4 mm (16 mil) dick. Es weist einen anpassungsfähigen Acrylschaumkern auf und bietet eine gute Klebkraft bei einer Vielzahl von Anwendungen.
- Nahezu unsichtbares Fügen sorgt für homogene Oberflächen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100309728	RP+40GP19SAM	3M™ VHB™ Klebeband RP+040GP, 19 mm x 3 m	58	Rolle
7100307059	RP+040GP1120	3M™ VHB™ Klebeband RP+040GP, 1120 mm x 66 m	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ VHB™ Klebeband RP+060GP

Dream, Design, Deliver – mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband RP+060GP. Das Klebeband für die verschiedensten Zwecke ist grau, 0,6 mm (25 mil) dick und zeichnet sich durch einen anpassungsfähigen Schaumstoffkern aus. Es ersetzt Nieten, Schweißnähte und Schrauben. Schnelle und einfache Herstellung einer dauerhaften Klebung mit Festigkeit und Haltbarkeit. Mit seiner Viskoelastizität und Haftung auf zahlreichen Oberflächen bietet das Klebeband eine hohe Designflexibilität.



- Schnelle und einfache Herstellung einer dauerhaften Verbindung mit hoher Festigkeit und langer Haltbarkeit
- Dieses Klebeband für die verschiedensten Zwecke ist grau und 0,6 mm (25 mil) dick. Es weist einen anpassungsfähigen Acrylschaumkern auf und bietet eine gute Klebkraft bei einer Vielzahl von Anwendungen.
- Nahezu unsichtbares Fügen sorgt für homogene Oberflächen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100309727	RP+60GP19SAM	3M™ VHB™ Klebeband RP+060GP, 19 mm x 3 m	58	Rolle
7100307057	RP+060GP1120	3M™ VHB™ Klebeband RP+060GP, 1120 mm x 66 m	1	Rolle

3M™ VHB™ Klebeband RP+080GP

Dream, Design, Deliver – mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband RP+080GP. Das Klebeband für die verschiedensten Zwecke ist grau, 0,8 mm (32 mil) dick und zeichnet sich durch einen anpassungsfähigen Schaumstoffkern aus. Es ersetzt Nieten, Schweißnähte und Schrauben. Schnelle und einfache Herstellung einer dauerhaften Klebung mit Festigkeit und Haltbarkeit. Mit seiner Viskoelastizität und Haftung auf zahlreichen Oberflächen bietet das Klebeband eine hohe Designflexibilität.



- Schnelle und einfache Herstellung einer dauerhaften Verbindung mit hoher Festigkeit und langer Haltbarkeit.
- Dieses Klebeband für die verschiedensten Zwecke ist grau und 0,8 mm (32 mil) dick. Es weist einen anpassungsfähigen Acrylschaumkern auf und bietet eine gute Klebkraft bei einer Vielzahl von Anwendungen.
- Nahezu unsichtbares Fügen sorgt für homogene Oberflächen.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100309969	RP+80GP19SAM	3M™ VHB™ Klebeband RP+080GP, 19 mm x 3 m	58	Rolle
7100307226	RP+080GP1120	3M™ VHB™ Klebeband RP+080GP, 1120 mm x 66 m	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ VHB™ Klebeband RP+110GP

Dream, Design, Deliver – mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband RP+110GP. Das Klebeband für die verschiedensten Zwecke ist grau, 1,1 mm (45 mil) dick und zeichnet sich durch einen anpassungsfähigen Schaumstoffkern aus. Es ersetzt Niete, Schweißnähte und Schrauben. Schnelle und einfache Herstellung einer dauerhaften Klebung mit Festigkeit und Haltbarkeit. Mit seiner Viskoelastizität und Haftung auf zahlreichen Oberflächen bietet das Klebeband eine hohe Designflexibilität.

- Schnelle und einfache Herstellung einer dauerhaften Verbindung mit hoher Festigkeit und langer Haltbarkeit.
- Dieses Klebeband für die verschiedensten Zwecke ist grau und 1,1 mm (45 mil) dick. Es weist einen anpassungsfähigen Acrylschaumkern auf und bietet eine gute Klebkraft bei einer Vielzahl von Anwendungen.
- Nahezu unsichtbares Fügen sorgt für homogene Oberflächen.



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100310930	RP+110GP19SAM	3M™ VHB™ Klebeband RP+110GP, 19 mm x 3 m	58	Rolle
7100307034	RP+110GP1120	3M™ VHB™ Klebeband RP+110GP, 1120 mm x 66 m	1	Rolle

3M™ VHB™ Klebeband RP+160GP

Dream, Design, Deliver – mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband RP+160GP. Das Klebeband für die verschiedensten Zwecke ist grau, 1,6 mm (62 mil) dick und zeichnet sich durch einen anpassungsfähigen Schaumstoffkern aus. Es ersetzt Niete, Schweißnähte und Schrauben. Schnelle und einfache Herstellung einer dauerhaften Klebung mit Festigkeit und Haltbarkeit. Mit seiner Viskoelastizität und Haftung auf zahlreichen Oberflächen bietet das Klebeband eine hohe Designflexibilität.

- Schnelle und einfache Herstellung einer dauerhaften Verbindung mit hoher Festigkeit und langer Haltbarkeit
- Dieses Klebeband für die verschiedensten Zwecke ist grau und 1,6 mm (62 mil) dick. Es weist einen anpassungsfähigen Acrylschaumkern auf und bietet eine gute Klebkraft bei einer Vielzahl von Anwendungen.
- Nahezu unsichtbares Fügen sorgt für homogene Oberflächen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100307062	RP+160GP1120	3M™ VHB™ Klebeband RP+160GP, 1120 mm x 33 m	1	Rolle
7100309949	RP+160GP19SAM	3M™ VHB™ Klebeband RP+160GP, 19 mm x 3 m	58	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ VHB™ Klebeband RP+230GP

Dream, Design, Deliver – mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband RP+230GP. Das Klebeband für die verschiedensten Zwecke ist grau, 2,3 mm (90 mil) dick und zeichnet sich durch einen anpassungsfähigen Schaumstoffkern aus. Es ersetzt Niete, Schweißnähte und Schrauben. Schnelle und einfache Herstellung einer dauerhaften Klebung mit Festigkeit und Haltbarkeit. Mit seiner Viskoelastizität und Haftung auf zahlreichen Oberflächen bietet das Klebeband eine hohe Designflexibilität.



- Schnelle und einfache Herstellung einer dauerhaften Verbindung mit hoher Festigkeit und langer Haltbarkeit
- Dieses Klebeband für die verschiedensten Zwecke ist grau und 2,3 mm (90 mil) dick. Es weist einen anpassungsfähigen Acrylschaumkern auf und bietet eine gute Klebkraft bei einer Vielzahl von Anwendungen.
- Nahezu unsichtbares Fügen sorgt für homogene Oberflächen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100309726	RP+230GP19SAM	3M™ VHB™ Klebeband RP+230GP, 19 mm x 3 m	58	Rolle
7100307061	RP+230GP1120	3M™ VHB™ Klebeband RP+230GP, 1120 mm x 33 m	1	Rolle

3M™ VHB™ Klebeband 4646

Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie mit dem 3M™ VHB™ Klebeband 4646. Unser 0,6 mm dickes, robustes doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Dunkelgrau ist mit einem Universal-Haftklebstoff ausgestattet und beständig gegenüber hohen Temperaturen. Dieses Klebeband ermöglicht schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Materialien mit hoher Oberflächenenergie ein.




- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
- Nahezu unsichtbare Klebeverbindung sorgt für ein optimiertes Design

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000072200	4646633	3M™ VHB™ Klebeband 4646F, Grau, 6 mm x 33 m, 0,6 mm	96	Rolle
7000072201	4646933	3M™ VHB™ Klebeband 4646F, Grau, 9 mm x 33 m, 0,6 mm	64	Rolle
7000072202	46461233	3M™ VHB™ Klebeband 4646F, Grau, 12 mm x 33 m, 0,6 mm	6	Rolle
7000072204	46461933	3M™ VHB™ Klebeband 4646F, Grau, 19 mm x 33 m, 0,6 mm	4	Rolle
7000072205	46462533	3M™ VHB™ Klebeband 4646F, Grau, 25 mm x 33 m, 0,6 mm	3	Rolle
7000072206	46465033	3M™ VHB™ Klebeband 4646F, Grau, 50 mm x 33 m, 0,6 mm	24	Rolle
7000072197	4646295	3M™ VHB™ Klebeband 4646F, Grau, 295 mm x 33 m, 0,6 mm	1	Rolle
7000072198	4646590	3M™ VHB™ Klebeband 4646F, Grau, 590 mm x 33 m, 0,6 mm	2	Rolle
7000072199	46461200	3M™ VHB™ Klebeband 4646F, Grau, 1200 mm x 66 m, 0,6 mm	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ VHB™ Klebeband 4611F

Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie mit dem 3M™ VHB™ Klebeband 4611F. Das 1,1 mm dicke, robuste doppelseitige Hochleistungs-Klebeband in Dunkelgrau ist mit einem Universal-Haftklebstoff ausgestattet und beständig gegenüber hohen Temperaturen. Dieses Klebeband ermöglicht schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Materialien mit hoher Oberflächenenergie ein.




- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
- Nahezu unsichtbare Klebeverbindung sorgt für ein optimiertes Design

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000033105	4611633	3M™ VHB™ Klebeband 4611F, Grau, 6 mm x 33 m, 1,1 mm	12	Rolle
7000033106	4611933	3M™ VHB™ Klebeband 4611F, Grau, 9 mm x 33 m, 1,1 mm	8	Rolle
7000072169	46111233	3M™ VHB™ Klebeband 4611F, Grau, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	6	Rolle
7000072168	4611193	3M™ VHB™ Klebeband 4611F, Grau, 19 mm x 3 m, 1,1 mm, Kurzrolle	48	Rolle
7000072164	46111933	3M™ VHB™ Klebeband 4611F, Grau, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	4	Rolle
7000072171	46112533	3M™ VHB™ Klebeband 4611F, Grau, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	3	Rolle
7000072165	461138CA	3M™ VHB™ Klebeband 4611F, Grau, 38 mm x 33 m, 1,1 mm	2	Rolle
7000072166	46115033	3M™ VHB™ Klebeband 4611F, Grau, 50 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rolle
7000072160	4611295	3M™ VHB™ Klebeband 4611F, Grau, 295 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rolle
7100003021	4611180	3M™ VHB™ Klebeband 4611F, Grau, 1180 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rolle

3M™ VHB™ Klebeband 4655F

Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie mit dem 3M™ VHB™ Klebeband 4655F. Das 1,6 mm dicke, robuste doppelseitige Hochleistungs-Klebeband in Dunkelgrau ist mit einem Universalklebstoff ausgestattet und beständig gegenüber hohen Temperaturen. Dieses Klebeband ermöglicht schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Materialien mit hoher Oberflächenenergie ein.



- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
- Nahezu unsichtbare Klebeverbindung sorgt für ein optimiertes Design

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000072216	46551233	3M™ VHB™ Klebeband 4655F, Grau, 12 mm x 33 m, 1,6 mm	6	Rolle
7000072217	46551933	3M™ VHB™ Klebeband 4655F, Grau, 19 mm x 33 m, 1,6 mm	4	Rolle
7000072218	46552533	3M™ VHB™ Klebeband 4655F, Grau, 25 mm x 33 m, 1,6 mm	3	Rolle
7000072212	4655295	3M™ VHB™ Klebeband 4655F, Grau, 295 mm x 33 m, 1,6 mm	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ VHB™ Klebeband 4930F

Das 3M™ VHB™ Klebeband 4930F ersetzt Schrauben, Nieten, Bolzen und Schweißen. Durch die Klebung der Materialien wird das Gewicht auf die gesamte Verbindungsstelle verteilt. Diese robuste 3M™ VHB™ doppel-seitiges Hochleistungs-Klebeband verfügt über einen beidseitigen Universalklebstoff, ist 0,6 mm dick, weiß und haftet auf den verschiedensten Materialien mit hoher Oberflächenenergie.



- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
- Nahezu unsichtbare Klebeverbindung sorgt für ein optimiertes Design

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000033129	4930F1/4	3M™ VHB™ Klebeband 4930F, Weiß, 19 mm x 33 m, 0,6 mm	4	Rolle
7100262599	4930F1/4	3M™ VHB™ Klebeband 4930F, Weiß, 19 mm x 33 m, 0,6 mm	4	Rolle

3M™ VHB™ Klebeband 4930P

Das 3M™ VHB™ Klebeband 4930 ersetzt Schrauben, Nieten, Bolzen und Schweißen. Durch die Klebung der Materialien wird das Gewicht auf die gesamte Verbindungsstelle verteilt. Diese robuste 3M™ VHB™ doppel-seitiges Hochleistungs-Klebeband verfügt über einen beidseitigen Universalklebstoff, ist 0,6 mm dick, weiß und haftet auf den verschiedensten Materialien mit hoher Oberflächenenergie.



- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
- Nahezu unsichtbare Klebeverbindung sorgt für ein optimiertes Design

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000072351	4930633	3M™ VHB™ Klebeband 4930P, Weiß, 6 mm x 33 m, 0,6 mm	12	Rolle
7000072352	4930933	3M™ VHB™ Klebeband 4930P, Weiß, 9 mm x 33 m, 0,6 mm	8	Rolle
7000072353	49301233	3M™ VHB™ Klebeband 4930P, Weiß, 12 mm x 33 m, 0,6 mm	6	Rolle
7100262616	49301233	3M™ VHB™ Klebeband 4930P, Weiß, 12 mm x 33 m, 0,6 mm	6	Rolle
7000072355	49301933	3M™ VHB™ Klebeband 4930P, Weiß, 19 mm x 33 m, 0,6 mm	4	Rolle
7100262614	49301933	3M™ VHB™ Klebeband 4930P, Weiß, 19 mm x 33 m, 0,6 mm	4	Rolle
7000072356	49302533	3M™ VHB™ Klebeband 4930P, Weiß, 25 mm x 33 m, 0,6 mm	3	Rolle
7100262590	49305033	3M™ VHB™ Klebeband 4930P, Weiß, 50 mm x 33 m, 0,6 mm	1	Rolle
7000072347	493050CA	3M™ VHB™ Klebeband 4930P, Weiß, 50 mm x 66 m, 0,6 mm	5	Rolle
7000072350	49302953	3M™ VHB™ Klebeband 4930P, Weiß, 295 mm x 33 m, 0,6 mm	1	Rolle
7000072341	493058CA	3M™ VHB™ Klebeband 4930P, Weiß, 580 mm x 33 m, 0,6 mm	1	Rolle
7100262591	493058CA	3M™ VHB™ Klebeband 4930P, Weiß, 580 mm x 33 m, 0,6 mm	1	Rolle
7000072349	4930P/1190	3M™ VHB™ Klebeband 4930P, Weiß, 1190 mm x 33 m, 0,6 mm	1	Rolle
7100262619	4930P/1190	3M™ VHB™ Klebeband 4930P, Weiß, 1190 mm x 33 m, 0,6 mm	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ VHB™ Klebeband 4950

Das 3M™ VHB™ Klebeband 4950 ersetzt Schrauben, Nieten, Bolzen und Schweißen. Durch die Klebung der Materialien wird das Gewicht auf die gesamte Verbindungsstelle verteilt. Unser robustes 3M™ VHB™ doppel-seitiges Hochleistungs-Klebeband verfügt über einen beidseitigen Universalklebstoff, ist 1,1 mm dick, weiß und haftet auf den verschiedensten Materialien mit hoher Oberflächenenergie.



- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
- Nahezu unsichtbare Klebeverbindung sorgt für ein optimiertes Design

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100262607	49501180	3M™ VHB™ Klebeband 4950P, Weiß, 1180 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rolle
7000072483	4950F9CA	3M™ VHB™ Klebeband 4950F, Weiß, 9 mm x 33 m, 1,1 mm	8	Rolle
7000072484	4950F12	3M™ VHB™ Klebeband 4950F, Weiß, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	6	Rolle
7000072486	4950F19	3M™ VHB™ Klebeband 4950F, Weiß, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	4	Rolle
7100262606	4950F19	3M™ VHB™ Klebeband 4950F, Weiß, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	4	Rolle
7000072487	4950F25	3M™ VHB™ Klebeband 4950F, Weiß, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	3	Rolle
7100262608	4950F25	3M™ VHB™ Klebeband 4950F, Weiß, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	3	Rolle
7000033137	4950F/CA	3M™ VHB™ Klebeband 4950F, Weiß, 1180 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rolle
7100262600	4950F/CA	3M™ VHB™ Klebeband 4950F, Weiß, 1180 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rolle
7000072476	49501233	3M™ VHB™ Klebeband 4950P, Weiß, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	6	Rolle
7100262508	49501233	3M™ VHB™ Klebeband 4950P, Weiß, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	6	Rolle
7000072478	49501933	3M™ VHB™ Klebeband 4950P, Weiß, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	4	Rolle
7100262507	49501933	3M™ VHB™ Klebeband 4950P, Weiß, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	4	Rolle
7000072479	49502533	3M™ VHB™ Klebeband 4950P, Weiß, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	3	Rolle
7100262602	49502533	3M™ VHB™ Klebeband 4950P, Weiß, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	3	Rolle
7000033136	4950295	3M™ VHB™ Klebeband 4950P, Weiß, 295 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rolle
7100262858	4950295	3M™ VHB™ Klebeband 4950P, Weiß, 295 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rolle
7000006779	49501180	3M™ VHB™ Klebeband 4950P, Weiß, 1180 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rolle

3M™ VHB™ Klebeband 4912F

Das 3M™ VHB™ Klebeband 4912F, weiß, ist ein robustes, 2 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Acrylschaum. Es haftet auf Materialien mit hoher Oberflächenenergie.



- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
- Nahezu unsichtbare Klebeverbindung sorgt für ein optimiertes Design

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000072299	4912916	3M™ VHB™ Klebeband 4912F, Weiß, 9 mm x 16,5 m, 2,0 mm	8	Rolle
7000072300	49121216	3M™ VHB™ Klebeband 4912F, Weiß, 12 mm x 16,5 m, 2,0 mm	6	Rolle
7000072301	49121516	3M™ VHB™ Klebeband 4912F, Weiß, 15 mm x 16,5 m, 2,0 mm	5	Rolle
7000072302	49121916	3M™ VHB™ Klebeband 4912F, Weiß, 19 mm x 16,5 m, 2,0 mm	4	Rolle
7000072303	49122516	3M™ VHB™ Klebeband 4912F, Weiß, 25 mm x 16,5 m, 2,0 mm	3	Rolle
7000072296	491228CA	3M™ VHB™ Klebeband 4912F, Weiß, 285 mm x 16,5 m, 2,0 mm	1	Rolle
7000033119	49121180	3M™ VHB™ Klebeband 4912F, Weiß, 1180 mm x 16,5 m, 2,0 mm	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ VHB™ Klebeband 4919F

Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie mit dem 3M™ VHB™ Klebeband 4919F. Unser 0,6 mm dickes, anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Schwarz aus Acrylat-Klebstoff ist für die verschiedensten Zwecke geeignet. Es ersetzt Nieten, Schweißnähte und Schrauben. Dieses Klebeband ermöglicht schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie ein. Das Klebeband 4919 mit hoher Weichmacherbeständigkeit.



- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
- Nahezu unsichtbare Klebeverbindung sorgt für ein optimiertes Design

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000072325	4919633	3M™ VHB™ Klebeband 4919F, Schwarz, 6 mm x 33 m, 0.6 mm	12	Rolle
7000072326	4919933	3M™ VHB™ Klebeband 4919F, Schwarz, 9 mm x 33 m, 0.6 mm	8	Rolle
7000072327	49191233	3M™ VHB™ Klebeband 4919F, Schwarz, 12 mm x 33 m, 0.6 mm	6	Rolle
7000072330	49191933	3M™ VHB™ Klebeband 4919F, Schwarz, 19 mm x 33 m, 0.6 mm	4	Rolle
7000072324	4919295	3M™ VHB™ Klebeband 4919F, Schwarz, 295 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rolle
7000072329	49191180	3M™ VHB™ Klebeband 4919F, Schwarz, 1180 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rolle

3M™ VHB™ Klebeband 4959F

Das 3M™ VHB™ Klebeband 4959F, weiß, ist ein robustes, 3 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus 100% geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff, das für Materialien mit hoher Oberflächenenergie geeignet ist.



- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
- Nahezu unsichtbare Klebeverbindung sorgt für ein optimiertes Design

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000072522	49591216	3M™ VHB™ Klebeband 4959F, Weiß, 12 mm x 16.5 m, 3.0 mm	6	Rolle
7000072523	49591516	3M™ VHB™ Klebeband 4959F, Weiß, 15 mm x 16.5 m, 3.0 mm	5	Rolle
7000072524	49591916	3M™ VHB™ Klebeband 4959F, Weiß, 19 mm x 16.5 m, 3.0 mm	4	Rolle
7000072525	49592516	3M™ VHB™ Klebeband 4959F, Weiß, 25 mm x 16.5 m, 3.0 mm	3	Rolle
7000033140	4959295	3M™ VHB™ Klebeband 4959F, Weiß, 295 mm x 16.5 m, 3.0 mm	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

Doppelseitige Schaumstoff-Klebebänder

3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4008

Das 3M™ doppelseitige Urethanschaum-Klebeband 4008, weiß, ist unser 3,2 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus offenzelligem Urethanschaum mit Schutzpapier. Es bietet hohe Scherfestigkeit und ist ideal für Befestigungen im Innenbereich geeignet.

- Hohe Scherfestigkeit auf Metallen und Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie; ideal zur Verklebung, Befestigung und Montage
- Schaumstoff-Klebeband für dauerhafter Befestigungen im Innenbereich
- Farbe Weiß verleiht ein sauberes Erscheinungsbild



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000048482	40081933	3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4008, Weiß, 19 mm x 33 m, 3.2 mm	12	Rolle
7000048483	40082533	3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4008, Weiß, 25 mm x 33 m, 3.2 mm	9	Rolle

3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4026

Das 3M™ doppelseitige Urethanschaum-Klebeband 4026, weiß, ist unser 1,6 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus offenzelligem Urethanschaum mit Schutzpapier. Es bietet hohe Scherfestigkeit und ist ideal für Befestigungen im Innenbereich geeignet.

- Hohe Scherfestigkeit auf Metallen und Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie
- Schaumstoff mit dauerhafter Wirkung für Befestigungen im Innenbereich
- Farbe Weiß verleiht ein sauberes Erscheinungsbild



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000116037	4026633	3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4026, Weiß, 6 mm x 33 m, 1.6 mm	39	Rolle
7000116029	40261233	3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4026, Weiß, 12 mm x 33 m, 1.6 mm	18	Rolle
7000116030	40261533	3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4026, Weiß, 15 mm x 33 m, 1.6 mm	15	Rolle
7100040051	40261910	3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4026, Weiß, 19 mm x 10 m, 1.6 mm	10	Rolle
7000042390	40261933	3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4026, Weiß, 19 mm x 33 m, 1.6 mm	12	Rolle
7000116031	40262533	3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4026, Weiß, 25 mm x 33 m, 1.6 mm	9	Rolle
7000116032	40263833	3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4026, Weiß, 38 mm x 33 m, 1.6 mm	6	Rolle
7000116033	40265033	3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4026, Weiß, 50 mm x 33 m, 1.6 mm	5	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4032

Das 3M™ doppelseitige Urethanschaum-Klebeband 4032, weiß, ist unser 0,8 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus offenzelligem Urethanschaum mit Schutzpapier. Es bietet hohe Scherfestigkeit und ist ideal für Befestigungen im Innenbereich geeignet.

- Hohe Scherfestigkeit auf Metallen und Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie; ideal zur Verklebung, Befestigung und Montage
- Schaumstoff-Klebeband für dauerhafter Befestigungen im Innenbereich
- Farbe Weiß verleiht ein sauberes Erscheinungsbild



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000116019	40321266	3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4032, Weiß, 12 mm x 66 m, 0.8 mm	18	Rolle
7000116020	40321566	3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4032, Weiß, 15 mm x 66 m, 0.8 mm	15	Rolle
7100040684	40321910	3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4032, Weiß, 19 mm x 10 m, 0.8 mm	10	Rolle
7000042389	40321966	3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4032, Weiß, 19 mm x 66 m, 0.8 mm	12	Rolle
7000116021	40322566	3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4032, Weiß, 25 mm x 66 m, 0.8 mm	9	Rolle
7000116022	40323866	3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4032, Weiß, 38 mm x 66 m, 0.8 mm	6	Rolle
7000116023	40325066	3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4032, Weiß, 50 mm x 66 m, 0.8 mm	5	Rolle

3M™ Doppelseitiges Polyethylenschaum-Klebeband 4492 Schwarz

Zum dauerhaften Befestigen oder Montieren von Bauteilen im Innen- und Außenbereich wie z.B. Halter, Haken, Schilder, Spiegel, Rahmen, Leisten usw.

- Dauerhaft starke Verbindungen
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
- Geschlossenzelliger Polyethylen Schaumstoff



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000048897	4492B/1220160	3M™ Doppelseitiges Polyethylenschaum-Klebeband 4492B, Schwarz, 1220 mm x 160 m, 0.8 mm	1	Rolle

3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9508BF

Unser 3M™ doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 9508B, schwarz, ist ein 0,8 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum mit Acrylat-Klebstoff.

- 0,8 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum in Schwarz mit Acrylat-Klebstoff
- Montage und Verbindung verschiedenster Materialien
- Verwendbar für die Montage von Displays (POS), leichten Plaketten, Namensschildern und anderen Anwendungen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000096252	9508B	3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9508B, Schwarz, 1500 mm x 66 m, 0.8 mm	1	Rolle
7000096245	9508B19	3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9508BF, Schwarz, 19 mm x 66 m, 0.8 mm	16	Rolle
7000035433	9508BF	3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9508BF, Schwarz, 1500 mm x 66 m, 0.8 mm	4	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9508W

Unser 3M™ doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 9508W, weiß, ist ein 0,8 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum mit Acrylat-Klebstoff.



- 0,8 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum in Weiß mit Acrylat-Klebstoff
- Montage und Verbindung verschiedenster Materialien
- Verwendbar für die Montage von Displays (POS), leichten Plaketten, Namensschildern und anderen Anwendungen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000096243	9508W12	3M™ Doppelseitiges Polyethylenschaum-Klebeband 9508W, Weiß, 12 mm x 66 m, 0.8 mm	24	Rolle
7000096248	9508W19	3M™ Doppelseitiges Polyethylenschaum-Klebeband 9508W, Weiß, 19 mm x 66 m, 0.8 mm	16	Rolle
7000035435	9508W	3M™ Doppelseitiges Polyethylenschaum-Klebeband 9508W, Weiß, 1500 mm x 66 m, 0.8 mm	1	Rolle

3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9515B

Schwarzes doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem PE-Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff mit einer dicke von 1,5 mm. Für dauerhaft starke Verbindungen im Innen- und Außenbereich.



- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Für hoch- und niedrigerenergetische Werkstoffe wie Metalle, lackierte Oberflächen, lackiertes Holz, Glas, Keramik und viele Kunststoffe
- Nahezu unsichtbare Klebeverbindung sorgt für ein optimiertes Design

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000096244	9515B19	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyethylen Schaumstoffträger 9515B, Schwarz, 19 mm x 33 m, 1.5 mm	16	Rolle
7000096250	9515B	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyethylen Schaumstoffträger 9515BF, Schwarz, 1500 mm x 33 m, 1.5 mm	1	Rolle

3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9515W

Das doppelseitige Hochleistungs-Klebeband 9515W, weiß, ist ein 1,5 mm dickes, doppelseitiges Polyethylen-Klebeband mit Acrylat-Klebstoff.



- 1,5 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum in Weiß mit Acrylat-Klebstoff
- Montage und Verbindung verschiedenster Materialien
- Verwendbar für die Montage von Displays (POS), leichten Plaketten, Namensschildern und anderen Anwendungen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000096242	9515W12	3M™ Doppelseitiges Polyethylenschaum-Klebeband 9515W, Weiß, 12 mm x 33 m, 1.5 mm	24	Rolle
7000096247	9515W19	3M™ Doppelseitiges Polyethylenschaum-Klebeband 9515W, Weiß, 19 mm x 33 m, 1.5 mm	16	Rolle
7000035434	9515W	3M™ Doppelseitiges Polyethylenschaum-Klebeband 9515W, Weiß, 1500 mm x 33 m, 1.5 mm	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9528W

Unser 3M™ doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 9528 ist ein 0,8 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum mit einem Gummi-Harz-Klebstoff. Es bietet starke Klebkraft für leichtere Anwendungen.



- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Einsatzfähig für leichtere Anwendungen
- Verwendbar für die Montage von Displays (POS), leichten Plaketten, Namensschildern und anderen Anwendungen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000041758	95281266	3M™ Doppelseitiges Polyethylenschaum-Klebeband 9528W, Weiß, 12 mm x 66 m, 0.8 mm	18	Rolle
7000096451	9528W19	3M™ Doppelseitiges Polyethylenschaum-Klebeband 9528W, Weiß, 19 mm x 66 m, 0.8 mm	16	Rolle
7000096445	9528W25	3M™ Doppelseitiges Polyethylenschaum-Klebeband 9528W, Weiß, 25 mm x 66 m, 0.8 mm	12	Rolle
7000035443	9528W	3M™ Doppelseitiges Polyethylenschaum-Klebeband 9528W, Weiß, 1220 mm x 66 m, 0.8 mm	1	Rolle

3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9536

Unser 3M™ doppelseitiges Hochleistungsklebeband 9536, weiß, ist 1 mm dick und beidseitig mit einem Gummi-Harz-Klebstoff ausgestattet.



- 1 mm dickes, doppelseitiges Polyethylenschaum-Klebeband in Weiß mit einem Gummi-Harz-Klebstoff
- Montage und Verbindung verschiedenster Materialien
- Klebt auf verschiedensten Materialien, darunter apolare Materialien

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000111566	9536CA	3M™ Doppelseitiges Polyethylenschaum-Klebeband 9536, Weiß, 19 mm x 66 m, 0.4 mm	12	Rolle

3M™ Doppelseitiges Polyethylenschaum-Klebeband 9546

Unser 3M™ doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 9546, weiß, ist 1 mm dick und beidseitig mit modifiziertem, druckempfindlichem Acrylat-Klebstoff ausgestattet.



- UV-Beständig
- Gute Haftung auf niederenergetischen Oberflächen wie (z.B. PE, PP)
- Geschlossenzelliger Polyethylen Schaumstoff

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000111563	95461266	3M™ Doppelseitiges Polyethylenschaum-Klebeband 9546, Weiß, 12 mm x 66 m, 1.1 mm	18	Rolle
7000041773	95461966	3M™ Doppelseitiges Polyethylenschaum-Klebeband 9546, Weiß, 19 mm x 66 m, 1.1 mm	12	Rolle
7000111564	95462566	3M™ Doppelseitiges Polyethylenschaum-Klebeband 9546, Weiß, 25 mm x 66 m, 1.1 mm	9	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 8610W

Doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem PE-Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff. Für dauerhaft starke Verbindungen im Innen- und Außenbereich.

- Absorbiert Kräfte
- Der Acrylatklebstoff gewährleistet gute Soforthaftung und Klebkraft auf vielen verschiedenen Oberflächen.
- Exzellente Dichtfunktion



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000035444	8610W	3M™ Doppelseitiges Polyethylenschaum-Klebeband 8610W, Weiß, 1.50 m x 66 m, 1.0 mm	1	Rolle
7000096450	8610W19	3M™ Doppelseitiges Polyethylenschaum-Klebeband 8610W, Weiß, 19 mm x 66 m, 1.0 mm	16	Rolle

3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 4614F

Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie mit dem 3M™ doppelseitigen Hochleistungs-Klebeband 4614F. Das 0,8 mm dicke, robustes doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband ist transparent, beidseitig mit Acrylat-Klebstoff ausgestattet und für die verschiedensten Zwecke geeignet. Es kann schnell und einfach verklebt werden und bietet leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Nieten, Schweißnähte und Schrauben lassen sich dadurch ersetzen. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen wie z. B. Pulverbeschichtungen ein. Dank seines durchsichtigen Materials ist es ideal zum Kleben von transparenten Materialien oder für Anwendungen, wo eine farbige Verbindungslinie nicht erwünscht ist, geeignet.

- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
- Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
- Nahezu unsichtbare Klebeverbindung sorgt für ein optimiertes Design



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000072183	46141233	3M™ VHB™ Klebeband 4614F, Transparent, 12 mm x 33 m, 0.8 mm	6	Rolle
7000072184	46141933	3M™ VHB™ Klebeband 4614F, Transparent, 19 mm x 33 m, 0.8 mm	16	Rolle
7000033109	4614600	3M™ VHB™ Klebeband 4614F, Transparent, 600 mm x 33 m, 0.8 mm	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungsklebeband 4656

Unser 3M™ ablösbares transparentes doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4656 ist ein druckempfindliches Klebeband mit mittlerer Haftkraft für verschiedenste Zwecke.



- Klebt rostfreie Leisten auf Metallrahmen
- Hitzebeständig bis zu 230 °C (kurzfristig)
- Rückstandsfrei entfernbar

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000072222	46561933	3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungsklebeband 4656F, Gelb, 19 mm x 33 m, 0,6 mm	4	Rolle
7000070515	4656FST1	3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungsklebeband 4656F, Gelb, 25 mm x 12 mm, 0,6 mm, Stanzteil	5	Packung

3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4658

Das 3M™ Wiederablösbare doppelseitige Klebeband 4658, transparent, 0,8 mm dick ist ein doppelseitiges Acrylat-Klebeband aus geschlossenzelligem Schaumstoff.



- Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit und UV-Beständigkeit
- Transparent; Repositionierbar
- Rückstandsfrei entfernbar

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000072225	4658825	3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4658F, Transparent, 8 mm x 25 m, 0,8 mm	75	Rolle
7000072229	46581225	3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4658F, Transparent, 12 mm x 25 m, 0,8 mm	6	Rolle
7000073335	8899195	3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4658F, Transparent, 19 mm x 5 m, 0,8 mm	10	Rolle
7000072230	46581925	3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4658F, Transparent, 19 mm x 25 m, 0,8 mm	4	Rolle
7000072231	46582525	3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4658F, Transparent, 25 mm x 25 m, 0,8 mm	3	Rolle
7000033110	4658295	3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4658F, Transparent, 295 mm x 25 m, 0,8 mm	1	Rolle
7000072226	4658600	3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4658F, Transparent, 600 mm x 25 m, 0,8 mm	2	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

Transfer-Klebebänder

3M™ VHB™ Transfer-Klebeband F9460PC

VHB™ Transfer-Klebeband aus der Klebstoffserie 100MP mit extrem hoher Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.

- Das 58 µm dicke, transparente VHB™ Transfer-Klebeband ermöglicht dünne Gesamtkonstruktionen und sorgt durch den Hochleistungs-Acrylat-Klebstoff für dauerhafte Verbindungen.
- Ausgezeichnete, dauerhafte Klebkraft sowie höhere Klebkraft als vergleichbare Standard-Klebebänder. Ersetzt Nieten, Punktschweißnähte, flüssige Klebstoffe und andere dauerhafte Fügemethoden, die im industriellen Bereich und in der Metallverarbeitung eingesetzt werden.
- Kurzfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 260 °C, langfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 150 °C



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100031051	757553	3M™ VHB™ Transfer-Klebeband F9460PC, Transparent, 305 mm x 55 m, 0.058 mm	4	Rolle
7100031031	F9460610	3M™ VHB™ Transfer-Klebeband F9460PC, Transparent, 610 mm x 55 m, 0.058 mm	1	Rolle
7100030363	F9460122	3M™ VHB™ Transfer-Klebeband F9460PC, Transparent, 1220 m x 55 m, 0.058 mm	1	Rolle
7100084705	F9460152	3M™ VHB™ Transfer-Klebeband F9460PC, Transparent, 1524 mm x 55 m, 0.058 mm	1	Rolle
7100104780	F9460PCCONFIG	3M™ VHB™ Transfer-Klebeband F9460PC, Transparent, Jumbobreite 1540 mm, 0.058 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ VHB™ Transfer-Klebeband F9469PC

VHB™ Transfer-Klebeband aus der Klebstoffserie 100MP mit extrem hoher Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.

- Das 132 µm dicke, transparente VHB™ Transfer-Klebeband ermöglicht dünne Gesamtkonstruktionen und sorgt durch den Hochleistungs-Acrylat-Klebstoff für dauerhafte Verbindungen.
- Ausgezeichnete, dauerhafte Klebkraft sowie höhere Klebkraft als vergleichbare Standard-Klebebänder. Ersetzt Nieten, Punktschweißnähte, flüssige Klebstoffe und andere dauerhafte Fügemethoden, die im industriellen Bereich und in der Metallverarbeitung eingesetzt werden.
- Kurzfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 260 °C, langfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 150 °C



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100031054	F946919	3M™ VHB™ Transfer-Klebeband F9469PC, Transparent, 19 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolle
7100031061	F9469304	3M™ VHB™ Transfer-Klebeband F9469PC, Transparent, 305 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolle
7100029174	F9469PC6	3M™ VHB™ Transfer-Klebeband F9469PC, Transparent, 610 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolle
7100029188	F9469610	3M™ VHB™ Transfer-Klebeband F9469PC, Transparent, 610 mm x 329 m, 0.13 mm	1	Rolle
7100029175	F9469122	3M™ VHB™ Transfer-Klebeband F9469PC, Transparent, 1220 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolle
7100104783	F9469PCCONFIG	3M™ VHB™ Transfer-Klebeband F9469PC, Transparent, Jumbobreite 1540 mm, 0.13 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ VHB™ Transfer-Klebeband 9469PC

VHB™ Transfer-Klebeband aus der Klebstoffserie 100MP mit extrem hoher Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.



- Das 132 µm dicke, transparente VHB™ Transfer-Klebeband ermöglicht dünne Gesamtkonstruktionen und sorgt durch den Hochleistungs-Acrylat-Klebstoff für dauerhafte Verbindungen.
- Ausgezeichnete, dauerhafte Klebkraft sowie höhere Klebkraft als vergleichbare Standard-Klebebänder. Ersetzt Nieten, Punktschweißnähte, flüssige Klebstoffe und andere dauerhafte Fügemethoden, die im industriellen Bereich und in der Metallverarbeitung eingesetzt werden.
- Kurzfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 260 °C, langfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 150 °C

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100104784	9469PCCONFIG	3M™ VHB™ Transfer-Klebeband 9469PC, Transparent, Jumbobreite 1540 mm, 0.13 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ VHB™ Transfer-Klebeband F9473PC

VHB™ Transfer-Klebeband aus der Klebstoffserie 100MP mit extrem hoher Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.



- Das 269 µm dicke, transparente VHB™ Transfer-Klebeband ermöglicht dünne Gesamtkonstruktionen und sorgt durch den Hochleistungs-Acrylat-Klebstoff für dauerhafte Verbindungen.
- Klebstoff-Film ohne Träger
- Kurzfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 260 °C, langfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 150 °C

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100104792	F9473PCCONFIG	3M™ VHB™ Transfer-Klebeband F9473PC, Jumbo 1540 mm	1	Rolle
7100030935	F947312	3M™ VHB™ Transfer-Klebeband F9473PC, Transparent, 12 mm x 55 m, 0.26 mm	18	Rolle
7100031064	F947319	3M™ VHB™ Transfer-Klebeband F9473PC, Transparent, 19 mm x 55 m, 0.26 mm	12	Rolle
7100029176	9473F255	3M™ VHB™ Transfer-Klebeband F9473PC, Transparent, 25 mm x 55 m, 0.26 mm	9	Rolle
7100030936	9473F597	3M™ VHB™ Transfer-Klebeband F9473PC, Transparent, 597 mm x 55 m, 0.26 mm	1	Rolle
7100031009	F9473122	3M™ VHB™ Transfer-Klebeband F9473PC, Transparent, 1220 mm x 55 m, 0.26 mm	1	Rolle

3M™ VHB™ Transfer-Klebeband 9473PC

VHB™ Transfer-Klebeband aus der Klebstoffserie 100MP mit extrem hoher Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.



- Das 269 µm dicke, transparente VHB™ Transfer-Klebeband ermöglicht dünne Gesamtkonstruktionen und sorgt durch den Hochleistungs-Acrylat-Klebstoff für dauerhafte Verbindungen.
- Klebstoff-Film ohne Träger
- Kurzfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 260 °C, langfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 150 °C

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100042235	947361N	3M™ VHB™ Transfer-Klebeband 9473PC, Transparent, 610 mm x 55 m, 0.269 mm	1	Rolle
7100038427	94731220	3M™ VHB™ Transfer-Klebeband 9473PC, Transparent, 1220 mm x 165 m, 0.269 mm	1	Rolle
7100104791	9473PCCONFIG	3M™ VHB™ Transfer-Klebeband 9473PC, Transparent, Jumbobreite 1540 mm, 0.25 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ Transfer-Klebeband 467MP

Das 3M™ Transfer-Klebeband 467MP bietet ausgezeichnete Scherfestigkeit, Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. Es besteht aus einem Acrylat-Klebstoff der Klebstoffserie 200MP auf PE-beschichtetem Schutzpapier und eignet sich ideal zum Stanzen.



- 58 µm dickes Transfer-Klebeband bestehend aus Acrylat-Klebstoff auf einem PE-beschichtetem Schutzpapier. Ausgezeichnete Scherfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit.
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösungsmitteln.
- Ideal für die Befestigung von grafischen Elementen und Typschildern. Einfach anzuwenden. Erzeugt keinen Schmutz. Einfach zu stanzen durch gute Verarbeitungseigenschaften.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100021268	46730555	3M™ Transfer-Klebeband 467MP, Transparent, 305 mm x 55 m, 0.05 mm	4	Rolle
7100021265	46733055	3M™ Transfer-Klebeband 467MP, Transparent, 330 mm x 55 m, 0.05 mm	4	Rolle
7100021267	46750855	3M™ Transfer-Klebeband 467MP, Transparent, 508 mm x 55 m, 0.05 mm	1	Rolle
7100021283	46761055	3M™ Transfer-Klebeband 467MP, Transparent, 610 mm x 55 m, 0.05 mm	1	Rolle
7100022040	467610110	3M™ Transfer-Klebeband 467MP, Transparent, 610 mm x 110 m, 0.05 mm	1	Rolle
7100023282	46761016	3M™ Transfer-Klebeband 467MP, Transparent, 610 mm x 165 m, 0.05 mm	1	Rolle
7100024647	4671220	3M™ Transfer-Klebeband 467MP, Transparent, 1220 mm x 55 m, 0.05 mm	1	Rolle
7100021286	46712201	3M™ Transfer-Klebeband 467MP, Transparent, 1220 mm x 110 m, 0.05 mm	1	Rolle
7100023283	467MP122	3M™ Transfer-Klebeband 467MP, Transparent, 1220 mm x 165 m, 0.05 mm	1	Rolle
7100104803	467MPCONFIG	3M™ Transfer-Klebeband 467MP, Transparent, Jumbobreite 1540 mm, 0.05 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Transfer-Klebeband 467MPF

Das 3M™ Transfer-Klebeband 467MPF besteht aus einem leistungsstarken Acrylat-Klebstoff der Serie 200MP auf einer 50 µm dicken, transparenten Schutzabdeckung aus Polyester (PET).



- 58 µm dickes Transfer-Klebeband bestehend aus Acrylat-Klebstoff auf einer transparenten Schutzabdeckung aus Polyester (PET). Ausgezeichnete Scherfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Höhere Transparenz durch Folienschutzabdeckung.
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösungsmitteln.
- Ideal für die Befestigung von grafischen Elementen und Typschildern. Einfach anzuwenden. Erzeugt keinen Schmutz. Einfach zu stanzen durch gute Verarbeitungseigenschaften.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100044308	467MPF6	3M™ Transfer-Klebeband 467MPF, Transparent, 610 mm x 165 m, 0.05 mm	1	Rolle
7100044320	4671MPF	3M™ Transfer-Klebeband 467MPF, Transparent, 1220 mm x 165 m, 0.05 mm	1	Rolle
7100104794	467MPFCONFIG	3M™ Transfer-Klebeband 467MPF, Transparent, Jumbobreite 1372 mm, 0.05 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ Transfer-Klebeband 468MP

Das 3M™ Transfer-Klebeband 468MP bietet ausgezeichnete Scherfestigkeit, Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. Es besteht aus einem Acrylat-Klebstoff der Klebstoffserie 200MP auf PE-beschichtetem Schutzpapier und eignet sich ideal zum Stanzen.



- 132 µm dickes Transfer-Klebeband bestehend aus Acrylat-Klebstoff auf einem PE-beschichtetem Schutzpapier. Ausgezeichnete Scherfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit.
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösungsmitteln.
- Ideal für die Befestigung von grafischen Elementen und Typschildern. Einfach anzuwenden. Erzeugt keinen Schmutz. Einfach zu stanzen durch gute Verarbeitungseigenschaften.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100020587	46830555	3M™ Transfer-Klebeband 468MP, Transparent, 305 mm x 55 m, 0.13 mm	4	Rolle
7100021262	46833055	3M™ Transfer-Klebeband 468MP, Transparent, 330 mm x 55 m, 0.13 mm	4	Rolle
7100021264	46850855	3M™ Transfer-Klebeband 468MP, Transparent, 508 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolle
7100021280	46861055	3M™ Transfer-Klebeband 468MP, Transparent, 610 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolle
7100021269	468610	3M™ Transfer-Klebeband 468MP, Transparent, 610 mm x 165 m, 0.13 mm	1	Rolle
7100021285	46812205	3M™ Transfer-Klebeband 468MP, Transparent, 1220 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolle
7100021282	4681220	3M™ Transfer-Klebeband 468MP, Transparent, 1220 mm x 110 m, 0.13 mm	1	Rolle
7100021281	46812201	3M™ Transfer-Klebeband 468MP, Transparent, 1220 mm x 165 m, 0.13 mm	1	Rolle
7100021940	46812203	3M™ Transfer-Klebeband 468MP, Transparent, 1220 mm x 300 m, 0.13 mm	1	Rolle
7100104804	468MPCONFIG	3M™ Transfer-Klebeband 468MP, Transparent, Jumbobreite 1540 mm, 0.13 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Transfer-Klebeband 9773WL+

Das 3M™ Transfer-Klebeband 9773WL+ ist zum dauerhaften Verbinden von Kunststoffen, Schaumstoffen, Holz und Textilien konzipiert. Der Klebstoff fließt ohne Wärmezufuhr leicht in Spalten und Hohlräume. Minimaler Druck ist erforderlich. Dieses Transfer-Klebeband verfügt über einen stark haftenden Klebstoff der Serie 300MP, der eine gute Soforthaftung liefert und die volle Klebekraft innerhalb von 48 – 72 Stunden entfaltet.



- 75 µm dicker Klebstoff-Film auf einem 180 µm dicken, weißen, PE-beschichteten Schutzpapier
- Gute Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Lösungsmitteln, Chemikalien und UV-Strahlung
- Für Temperaturen bis zu 120°C geeignet

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100312120	xxx	3M™ Transfer-Klebeband 9773WL+, Config Roll	1	Rolle
7100321905	xxx	3M™ Transfer-Klebeband 9773WL+, Transparent, 80 mm x 220 m	3	Rolle
7100321954	xxx	3M™ Transfer-Klebeband 9773WL+, Transparent, 1020 mm x 55 m	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ Transfer-Klebeband 9774WL+

Das 3M™ Transfer-Klebeband 9774WL+ ist zum dauerhaften Verbinden von Kunststoffen, Schaumstoffen, Holz und Textilien konzipiert. Der Klebstoff fließt ohne Wärmezufuhr leicht in Spalten und Hohlräume. Minimaler Druck ist erforderlich. Dieses Transfer-Klebeband verfügt über einen stark haftenden Klebstoff der Serie 300MP, der eine gute Soforthaftung liefert und die volle Klebekraft innerhalb von 48 – 72 Stunden entfaltet.

- 100 µm dicker Klebstoff-Film auf einem 180 µm dicken, weißen, PE-beschichteten Schutzpapier
- Gute Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Lösungsmitteln, Chemikalien und UV-Strahlung
- Für Temperaturen bis zu 120°C geeignet



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100312119	xxx	3M™ Transfer-Klebeband 9774WL+, Config Roll	1	Rolle
7100321906	xxx	3M™ Transfer-Klebeband 9774WL+, Transparent, 1524 mm x 55 m	1	Rolle

3M™ Transfer-Klebeband 9775WL+

Das 3M™ Transfer-Klebeband 9775WL+ ist zum dauerhaften Verbinden von Kunststoffen, Schaumstoffen, Holz und Textilien konzipiert. Der Klebstoff fließt ohne Wärmezufuhr leicht in Spalten und Hohlräume. Minimaler Druck ist erforderlich. Dieses Transfer-Klebeband verfügt über einen stark haftenden Klebstoff der Serie 300MP, der eine gute Soforthaftung liefert und die volle Klebekraft innerhalb von 48 – 72 Stunden entfaltet.

- 125 µm dicker Klebstoff-Film auf einem 180 µm dicken, weißen, PE-beschichteten Schutzpapier
- Gute Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Lösungsmitteln, Chemikalien und UV-Strahlung
- Für Temperaturen bis zu 120°C geeignet



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100321907	xxx	3M™ Transfer-Klebeband 9775WL+, Transparent, 1020 mm x 55 m	1	Rolle
7100312118	9775WLCONFIG	3M™ Transfer-Klebeband 9775WL+, Transparent, Jumbobreite 1540 mm, 0.18 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Transfer-Klebeband 6035PC

Das 3M™ Low fogging Transfer-Klebeband 6035PC mit Acrylat-Klebstoff 300MP eignet sich gut für viele niederenergetische Oberflächen und ist daher ideal für den Einsatz im Automobil-Innenraum geeignet.

- Low fogging Transfer-Klebeband mit Acrylat-Klebstoff 300MP
- Sehr guter halt auf einer Vielzahl von Oberflächen
- Gute Scherfestigkeit auf vielen Substraten wie Kunststoff, Holz, Schaum, Stoff und Metall



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100032985	6035PC1524	3M™ Transfer-Klebeband 6035PC, Transparent, 1524 mm x 165 m	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ Transfer-Klebeband 9471LE

3M™ Transfer-Klebeband der Klebstoffserie 300LSE mit modifiziertem Acrylat-Klebstoff sind für Anwendungen, bei denen eine hohe Anfangshaftung und dauerhafte Klebkraft gefordert sind, insbesondere für niedrigerenergetische Oberflächen geeignet.



- 58 µm dickes Transfer-Klebeband der Serie 300LSE. Ausgezeichnete Haftung auf Materialien mit niedriger Oberflächenenergie, darunter Pulverbeschichtungen und Kunststoffe wie Polypropylen (PP)
- Starke Haftung auf leicht öligen Metallen und Materialien mit hoher Oberflächenenergie, daher geeignet für die Verklebung unterschiedlicher Materialien
- Ausgezeichnete Klebkraft und Anti-Ablösungseigenschaften

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100089546	9471LE31	3M™ Transfer-Klebeband 9471LE, Transparent, 305 mm x 165 m, 0.058 mm	1	Rolle
7100089547	9471LE65	3M™ Transfer-Klebeband 9471LE, Transparent, 686 mm x 55 m, 0.058 mm	2	Rolle
7100089545	9471LE61	3M™ Transfer-Klebeband 9471LE, Transparent, 686 mm x 165 m, 0.058 mm	1	Rolle
7100104795	9471LECONFIG	3M™ Transfer-Klebeband 9471LE, Transparent, Jumbobreite 1372 mm, 0.058 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Transfer-Klebeband 9472LE

132 µm dickes Transfer-Klebeband der Serie 300LSE. Ausgezeichnete Haftung auf Materialien mit niedriger Oberflächenenergie, darunter Pulverbeschichtungen und Kunststoffe wie Polypropylen (PP)



- Starke Haftung auf leicht öligen Metallen und Materialien mit hoher Oberflächenenergie, daher geeignet für die Verklebung unterschiedlicher Materialien
- Ausgezeichnete Klebkraft und Anti-Ablösungseigenschaften
- Gute Beständigkeit gegenüber Industriechemikalien, Gebrauchskemikalien, Lösungsmitteln und Feuchtigkeit

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100089553	9472LE51	3M™ Transfer-Klebeband 9472LE, Transparent, 500 mm x 165 m, 0.13 mm	1	Rolle
7100089551	9472LE61	3M™ Transfer-Klebeband 9472LE, Transparent, 685 mm x 165 m, 0.13 mm	1	Rolle
7100089548	9472LE65	3M™ Transfer-Klebeband 9472LE, Transparent, 686 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolle
7100089550	9472LE15	3M™ Transfer-Klebeband 9472LE, Transparent, 1220 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolle
7100104796	9472LECONFIG	3M™ Transfer-Klebeband 9472LE, Transparent, Jumbobreite 1372 mm, 0.13 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ Transfer-Klebeband 9471FL

Unser 3M™ Transfer-Klebeband 9471FL ist ein vielseitiges, bewährtes, 50 µm dickes Transfer-Klebeband auf einer Schutzfolie. Dieses Klebeband mit dem 3M™ Acrylat-Klebstoff 300LSE hat sich seit langem bei der zuverlässigen Klebung verschiedenster Materialien aller Art, wie Metall, den meisten Kunststoffen, Glas, Papier und lackierten Oberflächen, bewährt.



- Ausgezeichnete Klebung auf Materialien mit geringer Oberflächenenergie, darunter Pulverbeschichtungen und Kunststoffe, wie Polypropylen (PP)
- Starke Haftung auf Metall und Materialien mit hoher Oberflächenenergie und daher für die Verklebung von verschiedensten Materialien geeignet.
- Ausgezeichnete Klebkraft und Anti-Ablösungseigenschaften

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000073424	9471FL13	3M™ Transfer-Klebeband 9471FL, Transparent, 1372 mm x 55 m, 0.058 mm	1	Rolle

3M™ Transfer-Klebeband 9671LE

Das 3M™ Transfer-Klebeband 9671LE ist ein vielseitig einsetzbares, bewährtes, 58 µm dickes Klebeband auf einem bedruckten Schutzpapier. Dieses Klebeband mit dem 3M™ Acrylat-Klebstoff 300LSE hat sich seit langem bei der zuverlässigen Klebung verschiedenster Materialien aller Art, wie Metall, den meisten Kunststoffen, Glas, Papier und lackierten Oberflächen, bewährt.



- Ausgezeichnete Klebung auf Materialien mit geringer Oberflächenenergie, darunter Pulverbeschichtungen und Kunststoffe, wie Polypropylen (PP)
- Starke Haftung auf Metall und Materialien mit hoher Oberflächenenergie und daher für die Verklebung von verschiedensten Materialien geeignet.
- Ausgezeichnete Klebkraft und Anti-Ablösungseigenschaften

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100089558	9671LE61	3M™ Transfer-Klebeband 9671LE, Transparent, 686 mm x 165 m, 0.58 mm	1	Rolle
7100104774	9671LECONFIG	3M™ Transfer-Klebeband 9671LE, config roll, Jumbo width 1372 mm	1	Rolle

3M™ Transfer-Klebeband 9672LE

Das 3M™ Transfer-Klebeband 9672LE ist ein vielseitiges, bewährtes, 132 µm dickes Klebeband auf einem bedruckten Schutzpapier. Dieses Klebeband mit dem 3M™ Acrylat-Klebstoff 300LSE hat sich seit langem bei der zuverlässigen Klebung verschiedenster Materialien aller Art, wie Metall, den meisten Kunststoffen, Glas, Papier und lackierten Oberflächen, bewährt.



- Klebstoff-Film ohne Träger
- Modifizierter Acrylat-Klebstoff
- Gute Haftung auf schwer zu beklebenden Oberflächen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100153134	9672LE15N	3M™ Transfer-Klebeband 9672LE, Transparent, 1372 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolle
7100104775	9672LECONFIG	3M™ Transfer-Klebeband 9672LE, Transparent, Jumbo 1372 mm width, variable Rollenabmessung	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ Transfer-Klebeband 9453LE

3M™ Transferklebstoff Serie 300LSE mit modifiziertem Acrylatklebstoff für Anwendungen, bei denen eine hohe Anfangshaftung und dauerhafte Klebkraft gefordert sind, insbesondere für niedrigenergetische Oberflächen.

- Gute Klebkraft auf leicht öligen Oberflächen
- Modifizierter Acrylat-Klebstoff
- Gute Haftung auf schwer zu beklebenden Oberflächen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100104797	9453LECONFIG	3M™ Transfer-Klebeband 9453LE, Transparent, Jumbobreite 1372 mm, 0,08 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Doppelseitiges Klebeband 9495LE

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 9495LE

- Die Transfer-Klebebänder der 3M™ Klebstoffserie 300LSE mit modifiziertem Acrylat-Klebstoff wurden speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen eine hohe Anfangshaftung und dauerhafte Klebkraft gefordert sind. Die Serie 300LSE eignet sich insbesondere für niedrigenergetische Oberflächen, wie z. B. PE/PP sowie pulverbeschichteten Lacken. Auch Verklebungen auf öligen Untergründen sind möglich. 9474LE und 9495LE sind mit zwei unterschiedlich dicken Klebstoffschichten ausgestattet: eine Seite 0,071 mm, andere Seite 0,086 mm
- Klebstoff-Film ohne Träger
- Starke Soforthaftung



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000048873	9495LE68	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 9495LE, Transparent, 686 mm x 165 m, 0,17 mm	1	Rolle

3M™ Doppelseitiges Klebeband 93010LE

Das 3M™ Doppelseitige Klebeband 93010LE besteht aus einer Filmunterlage aus Polyester mit einer Klebstoffschicht auf jeder Seite und ist ein bewährtes, doppelt beschichtetes Transferklebeband mit guten Anti-Ablösungseigenschaften. Dieses Klebeband haftet gleichermaßen gut auf ähnlichen und unähnlichen Materialien, einschließlich Metallen, den meisten Kunststoffen, Glas, Papier und lackierten Oberflächen.

- Der Folienträger aus Polyester verleiht Schaumstoffen und anderen Substraten Formstabilität, sodass das Band beim Schneiden und Stanzen leichter zu handhaben ist.
- Ausgezeichnete Haftung auf niedrigerenergetischen Oberflächen, einschließlich Pulverbeschichtungen und Kunststoffen wie Polypropylen (PP)
- Starke Haftung auf Metallen und Materialien mit hoher Oberflächenenergie und daher für die Verklebung von verschiedensten Materialien geeignet



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100090427	93010LE1	3M™ Doppelseitiges Klebeband 93010LE, Transparent, 1372 mm x 55 m, 0,15 mm	1	Rolle
7100104769	93010LECONFIG	3M™ Doppelseitiges Klebeband 93010LE, Transparent, Jumbobreite 1372 mm, 0,1 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ Doppelseitiges Klebeband 93015LE

Das 3M™ Doppelseitige Klebeband 93015LE besteht aus einer Filmunterlage aus Polyester mit einer Klebstoffschicht auf jeder Seite und ist ein bewährtes, doppelt beschichtetes Transferklebeband mit guten Anti-Ablösungseigenschaften. Dieses Klebeband haftet gleichermaßen gut auf ähnlichen und unähnlichen Materialien, einschließlich Metallen, den meisten Kunststoffen, Glas, Papier und lackierten Oberflächen.



- Der Folienträger aus Polyester verleiht Schaumstoffen und anderen Substraten Formstabilität, sodass das Band beim Schneiden und Stanzen leichter zu handhaben ist.
- Ausgezeichnete Haftung auf niederenergetischen Oberflächen, einschließlich Pulverbeschichtungen und Kunststoffen wie Polypropylen (PP)
- Starke Haftung auf Metallen und Materialien mit hoher Oberflächenenergie und daher für die Verklebung von verschiedensten Materialien geeignet

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100148994	93015BW	3M™ Doppelseitiges Klebeband 93015LE, Transparent, 700 mm x 1 m, 0.15 mm	1	Kasten
7100089499	93015LEN	3M™ Doppelseitiges Klebeband 93015LE, Transparent, 1372 mm x 55 m, 0.15 mm	1	Rolle
7100104770	93015LECONFIG	3M™ Doppelseitiges Klebeband 93015LE, Transparent, Jumbobreite 1372 mm, 0.15 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Doppelseitiges Klebeband 93020LE

Das 3M™ Doppelseitige Klebeband 93020LE besteht aus einer Filmunterlage aus Polyester mit einer Klebstoffschicht auf jeder Seite und ist ein bewährtes, doppelt beschichtetes Transferklebeband mit guten Anti-Ablösungseigenschaften. Dieses Klebeband haftet gleichermaßen gut auf ähnlichen und unähnlichen Materialien, einschließlich Metallen, den meisten Kunststoffen, Glas, Papier und lackierten Oberflächen.



- Der Folienträger aus Polyester verleiht Schaumstoffen und anderen Substraten Formstabilität, sodass das Band beim Schneiden und Stanzen leichter zu handhaben ist.
- Ausgezeichnete Haftung auf niederenergetischen Oberflächen, einschließlich Pulverbeschichtungen und Kunststoffen wie Polypropylen (PP)
- Starke Haftung auf Metallen und Materialien mit hoher Oberflächenenergie und daher für die Verklebung von verschiedensten Materialien geeignet

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100089541	93020LE	3M™ Doppelseitiges Klebeband 93020LE, Transparent, 1372 mm x 55 m, 0.2 mm	1	Rolle
7100104771	93020LECONFIG	3M™ Doppelseitiges Klebeband 93020LE, Transparent, Jumbobreite 1372 mm, variable Rollenabmessung, 0.2 mm	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020

Auf Vielseitigkeit ausgelegt: Das 3M™ Doppelseitige Klebeband GPT-020P ist transparent und 200 µm dick. Es zeichnet sich durch einen modifizierten, lösemittelfreien Acrylat-Klebstoff aus und ist mit einem weißen bedruckten PCK-Schutzpapier versehen. Das 3M Doppelseitige Klebeband GPT-020P bietet eine gute Schäl- und Scherfestigkeit sowie eine hohe Klebkraft auf zahlreichen Oberflächen – ob nun mit hoher oder niedriger Oberflächenenergie.



- Vielseitig einsetzbar und zum Verbinden zahlreicher Oberflächen mit sowohl hoher als auch niedriger Oberflächenenergie geeignet.
- Starke Soforthaftung und hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Hohe Schäl- und Scherfestigkeit.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100269835	GPT-020_9X50	3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020, Transparent, 9 mm x 50 m, 0.2 mm	27	Rolle
7100269834	GPT-020_12X50	3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020, Transparent, 12 mm x 50 m, 0.2 mm	20	Rolle
7100269550	GPT-020_15X50	3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020, Transparent, 15 mm x 50 m, 0.2 mm	16	Rolle
7100269702	GPT-020_19X50	3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020, Transparent, 19 mm x 50 m, 0.2 mm	16	Rolle
7100276858	GPT020PBLI19	3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020, Transparent, 19 mm x 50 m, 0.2 mm	4	Rolle
7100269552	GPT-020_25X50	3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020, Transparent, 25 mm x 50 m, 0.2 mm	10	Rolle
7100269704	GPT-020_38X50	3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020, Transparent, 38 mm x 50 m, 0.2 mm	10	Rolle
7100269705	GPT-020F50	3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020, Transparent, 50 mm x 50 m, 0.2 mm	6	Rolle
7100269603	GPT-020_1000X50	3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020, Transparent, 1000 mm x 50 m, 0.2 mm	1	Rolle
7100269604	GPT-020_1540X50	3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020, Transparent, 1540 mm x 50 m, 0.2 mm	1	Rolle
7100269551	GPT-020_1540X500	3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020, Transparent, 1540 mm x 500 m, 0.2 mm	1	Rolle
7100264010	GPT-020_CONFIG	3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020, Transparent, Jumbobreite 1540 mm, 0.2 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020F

Vielseitig doppelseitig: Das 3M™ Doppelseitige Klebeband mit Polyester-Träger GPT-020F ist transparent und 202 µm dick. Es zeichnet sich durch einen modifizierten, lösemittelfreien Acrylat-Klebstoff aus und ist mit einer weißen PP-Folienschutzabdeckung ausgerüstet. Das 3M™ Doppelseitige Klebeband mit Polyester-Träger GPT-020F bietet eine gute Schäl- und Scherfestigkeit sowie eine hohe Klebkraft auf zahlreichen Oberflächen mit hoher oder auch niedriger Oberflächenenergie. Es zeichnet sich durch eine hohe Soforthaftung und Feuchtigkeitsbeständigkeit aus. Die Folien-Schutzabdeckung aus Polypropylen sorgt für eine gute Handhabung und Verarbeitbarkeit – egal, ob manuell oder automatisiert. Die Temperaturbeständigkeit liegt kurzfristig bei 190 °C (Stunden) und langfristig bei bis zu 90 °C (Tage, Wochen).



- Vielseitig einsetzbar und zum Kleben zahlreicher Oberflächen sowohl mit hoher als auch mit niedriger Oberflächenenergie geeignet
- Hohe Soforthaftung und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Folien-Schutzabdeckung ermöglicht eine einfache Handhabung und gute Verarbeitbarkeit

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100243948	GPT-020F6LWD	3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020F, Transparent, 6 mm x 5000 m, 0.2 mm	32	Rolle
7100243949	GPT-020F6LWD	3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020F, Transparent, 9 mm x 3850 m, 0.2 mm	1	Rolle
7100226020	GPT-020F12	3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020F, Transparent, 12 mm x 50 m, 0.2 mm	24	Rolle
7100243950	GPT-020F12LWD	3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020F, Transparent, 12 mm x 3850 m, 0.2 mm	1	Rolle
7100225996	GPT-020F19	3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020F, Transparent, 19 mm x 50 m, 0.2 mm	15	Rolle
7100243951	GPT-020F19LWD	3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020F, Transparent, 19 mm x 2000 m, 0.2 mm	1	Rolle
7100225997	GPT-020F25	3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020F, Transparent, 25 mm x 50 m, 0.2 mm	11	Rolle
7100224385	GPT-020F50	3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020F, Transparent, 50 mm x 50 m, 0.2 mm	6	Rolle
7100224321	GPT-020F100	3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020F, Transparent, 100 mm x 50 m, 0.2 mm	5	Rolle
7100223650	GPT-020F1540	3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020F, Transparent, 1540 mm x 50 m, 0.2 mm	1	Rolle
7100224762	GPT-020F1540500	3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020F, Transparent, 1540 mm x 500 m, 0.2 mm	1	Rolle
7100220792	GPT-020FCONFIG	3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020F, Transparent, Jumbobreite 1540 mm, 0.2 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

Scotch® ATG Transfer-Klebeband 904

Das 3M™ ATG Transfer-Klebeband 904 ist für viele Einsatzzwecke geeignet. Das 0,05 mm dicke Klebeband ist temperaturbeständig bis +70 °C (kurzzeitig +90 °C). Es lässt sich schnell und sauber auftragen und eignet sich daher zum Herstellen von Postkarten, Sammelalben und für Anwendungen im Schreibwarenbereich. Das Band haftet sofort, erzeugt eine alterungsbeständige Verbindung und hat eine hohe Scherkraft. Das Produkt lässt sich leicht mit dem ATG700 Handabroller verarbeiten.



- Sofortige Haftung, alterungsbeständige Verbindung und hohe Scherfestigkeit
- Für Hobby und Kunsthandwerk
- Schnelles und sauberes Auftragen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000116673	904644	Scotch® ATG Transfer-Klebeband 904, Transparent, 6 mm x 44 m, 0.05 mm	48	Rolle
7000116632	9041225	Scotch® ATG Transfer-Klebeband 904, Transparent, 12 mm x 25 m, 0.05 mm	72	Rolle
7000042431	9041233	Scotch® ATG Transfer-Klebeband 904, Transparent, 12 mm x 33 m, 0.05 mm	12	Rolle
7000116675	9041244G	Scotch® ATG Transfer-Klebeband 904, Transparent, 12 mm x 44 m, 0.05 mm	72	Rolle
7000116674	9041244	Scotch® ATG Transfer-Klebeband 904, Transparent, 12 mm x 44 m, 0.05 mm	36	Rolle
7000116631	9041925	Scotch® ATG Transfer-Klebeband 904, Transparent, 19 mm x 25 m, 0.05 mm	48	Rolle
7000116671	9041944B	Scotch® ATG Transfer-Klebeband 904, Transparent, 19 mm x 44 m, 0.05 mm	24	Rolle
7000116672	9041944	Scotch® ATG Transfer-Klebeband 904, Transparent, 19 mm x 44 m, 0.05 mm	48	Rolle

Scotch® ATG Transfer-Klebeband 924

Klebstoff-Film ohne Träger aus der Klebstoffserie 400 mit hoher Soforthaftung und sehr guter UV-Beständigkeit. Besonders einfach zu applizieren mit dem ATG-System.



- Acrylat-Klebstoff
- Klebstoff-Film ohne Träger
- Schnelle und einfache Verarbeitung durch das ATG-System

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000116591	924633	Scotch® ATG Transfer-Klebeband 924, Transparent, 6 mm x 33 m, 0.05 mm	72	Rolle
7000116658	924655	Scotch® ATG Transfer-Klebeband 924, Transparent, 6 mm x 55 m, 0.05 mm	48	Rolle
7000042428	9241233	Scotch® ATG Transfer-Klebeband 924, Transparent, 12 mm x 33 m, 0.05 mm	72	Rolle
7000116638	9241255	Scotch® ATG Transfer-Klebeband 924, Transparent, 12 mm x 55 m, 0.05 mm	72	Rolle
7000116593	9241933	Scotch® ATG Transfer-Klebeband 924, Transparent, 19 mm x 33 m, 0.05 mm	48	Rolle
7000116639	9241955	Scotch® ATG Transfer-Klebeband 924, Transparent, 19 mm x 55 m, 0.05 mm	48	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

Scotch® ATG Transfer-Klebeband 926

Verwenden Sie das Scotch® ATG Transfer-Klebeband 926 für Anwendungen, die eine hohe Klebkraft und Scherfestigkeit sowie Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen erfordern. Das Klebeband eignet sich für eine Vielzahl von Untergründen und Materialien und ist flexibel, schnell und einfach anzuwenden.

- Klebstoff-Film ohne Träger
- Leicht applizierbar mit dem ATG700 Handabroller
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000116661	926633	Scotch® ATG Transfer-Klebeband 926, Transparent, 6 mm x 33 m, 0.13 mm	48	Rolle
7000116644	9261233	Scotch® ATG Transfer-Klebeband 926, Transparent, 12 mm x 33 m, 0.13 mm	12	Rolle

Scotch® ATG Transfer-Klebeband 928

Das Scotch® ATG repositionierbare doppelseitige Klebeband mit Papiervlies-Träger 928 ist für viele Anwendungen geeignet, bei denen Wiederverwendbarkeit, Repositionierbarkeit oder Wiederverschließbarkeit erforderlich sind. Unser Klebeband ist mit einer stark haftenden und einer schwach haftenden Seite versehen, die sich von vielen Papiersorten und Folienmaterialien wieder ablösen lässt. Es ist praktisch, schnell und einfach zu verwenden.

- Ein Klebeband, das mit einem stark und einem schwach haftenden Acrylat-Klebstoff ausgerüstet ist, der sich von vielen Papiersorten und Folienmaterialien wieder entfernen lässt.
- Das ATG-Auftragssystem ermöglicht ein sauberes Aufbringen des Klebebands, während die Schutzfolie im Gerät aufgewickelt wird. Das Klebeband haftet bei Oberflächenkontakt und ist für verschiedenste Oberflächen- oder Materialkombinationen geeignet.
- Das ATG-Auftragssystem ist flexibel, praktisch, schnell und einfach zu verwenden. Kein Abfall und keine Reinigung. Es ist ein kostengünstiger Ersatz für Nieten, Klammern, Schrauben, Bolzen und flüssige Klebstoffe. Sicherer in der Anwendung als Schmelzklebstoffe.



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000028874	9281216	Scotch® ATG Transfer-Klebeband 928, Weiß, 12.7 mm x 16.5 m, 0.05 mm	72	Rolle
7000048496	9281916	Scotch® ATG Transfer-Klebeband 928, Weiß, 19 mm x 16.5 m, 0.05 mm	48	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

Scotch® ATG Transfer-Klebeband 969

Der Klebstoff-Film ohne Träger 3M™ 926 hat eine sehr hohe Klebkraft, auch auf niederenergetischen Werkstoffen (z.B. PE, PP). Der 0,13 mm dicke und bis +150 °C (kurzzeitig +230 °C) temperaturbeständige Klebstoff-Film zeichnet sich durch eine sehr gute Beständigkeit gegen Lösemittel- und UV-Einwirkung aus. 3M™ 926 eignet sich in Verbindung mit dem 3M™ ATG 700 Handabroller insbesondere für das einfache und effiziente Kleben von Frontplatten, Emblemen, Schildern und Skalen.

- Klebstoff-Film ohne Träger
- Modifizierter Acrylat-Klebstoff
- Gute Scherfestigkeit



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000116611	969616	Scotch® ATG Transfer-Klebeband 969, Transparent, 6 mm x 16.5 m, 0.13 mm	48	Rolle
7000116660	969633	Scotch® ATG Transfer-Klebeband 969, Transparent, 6 mm x 33 m, 0.13 mm	48	Rolle
7000116652	9691216	Scotch® ATG Transfer-Klebeband 969, Transparent, 12 mm x 16.5 m, 0.13 mm	12	Rolle
7000116642	9691233	Scotch® ATG Transfer-Klebeband 969, Transparent, 12 mm x 33 m, 0.13 mm	72	Rolle
7000116653	9691916	Scotch® ATG Transfer-Klebeband 969, Transparent, 19 mm x 16.5 m, 0.13 mm	12	Rolle
7000116643	9691933	Scotch® ATG Transfer-Klebeband 969, Transparent, 19 mm x 33 m, 0.13 mm	48	Rolle

Scotch® ATG Transfer-Klebeband 976

Transparenter, trägerloser Klebstoff-Film mit sehr hoher Soforthaftung und guter Adhäsion auf niederenergetischen Werkstoffen (z.B. PE, PP).

- Schnelle und einfache Verarbeitung mit dem ATG700 Handabroller
- Universell einsetzbar auf vielen Untergründen
- Gute Klebkraft auf niederenergetischen Oberflächen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000116659	976655	Scotch® ATG Transfer-Klebeband 976, Transparent, 6 mm x 55 m, 0.058 mm	48	Rolle
7000116640	9761255	Scotch® ATG Transfer-Klebeband 976, Transparent, 12 mm x 55 m, 0.058 mm	72	Rolle
7000116578	9761925	Scotch® ATG Transfer-Klebeband 976, Transparent, 19 mm x 25 m, 0.05 mm	48	Rolle
7000116641	9761955	Scotch® ATG Transfer-Klebeband 976, Transparent, 19 mm x 55 m, 0.05 mm	48	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

Distanzfolien

3M™ Distanzfolie 7945MP

Die 3M™ Distanzfolie 7945MP besteht aus einer 25 µm dicken Polyesterträgerfolie, die auf beiden Seiten mit einem Hochleistungsklebstoff der Serie 200MP in 58 µm Dicke beschichtet ist. Das Produkt ist beidseitig mit einem 107 µm dicken, bedruckten, feuchtigkeitsbeständigen, PE-beschichteten Schutzpapier ausgerüstet.



- 141 µm dicke, beidseitig klebende Distanzfolie mit 200MP-Klebstoff. Nicht wellendes, PE-beschichtetes Schutzpapier (107 µm) auf jeder Seite. Beide Schutzpapiere sind bedruckt.
- Ideal zur Schaltkreistrennung in Folientastaturen und für sichere Schaltvorgänge. Einfach zu stanzen und zu verarbeiten.
- Hervorragende Haftung auf Metalloberflächen und Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100040451	7945B610	3M™ Distanzfolie 7945MP, Transparent, 610 mm x 0.914 m, 0.14 mm	1	Kasten
7100040452	7945B700	3M™ Distanzfolie 7945MP, Transparent, 700 mm x 1 m, 0.14 mm	1	Kasten

3M™ Distanzfolie 7953MP

Die 3M™ Distanzfolie 7953MP besteht aus einer 13 µm dicken Polyesterträgerfolie, die auf beiden Seiten mit einem Hochleistungsklebstoff der Serie 200MP in 58 µm Dicke beschichtet ist. Das Produkt ist beidseitig mit einem 107 µm dicken, feuchtigkeitsbeständigen, PE-beschichteten Schutzpapier mit guten Planlageeigenschaften ausgerüstet.



- 100 µm dicke Distanzfolie mit 200MP-Klebstoff und beidseitiger Schutzabdeckung. Klimastabile, PE-beschichtete Schutzpapiere auf beiden Seiten (107 µm). Das Hauptschutzpapier ist bedruckt.
- Ideal zur Schaltkreistrennung in Folientastaturen und für sichere Schaltvorgänge. Einfach zu stanzen und zu verarbeiten.
- Hervorragende Haftung auf Metalloberflächen und Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100038656	7953B610	3M™ Distanzfolie 7953MP, Transparent, 610 mm x 914 mm, 0.09 mm	1	Kasten
7100039642	7953B700	3M™ Distanzfolie 7953MP, Transparent, 700 mm x 1 m, 0.09 mm	1	Kasten
7100104776	7953MPCONFIG	3M™ Distanzfolie 7953MP, Transparent, variable Rollenabmessung	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ Transfer-Klebeband mit beidseitigem Schutzpapier 7952MP

Das 3M™ Transfer-Klebeband mit beidseitigem Schutzpapier 7952MP besteht aus einem 58 µm dicken, Acrylat-Klebstoff der Serie 200MP auf PE-beschichtetem, 107 µm dickem Schutzpapier auf jeder Seite



- 58 µm dicke Variante des 3M Transfer-Klebebands 467MP mit beidseitiger Schutzabdeckung (107 µm).
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösungsmitteln.
- Ideal für die Befestigung von grafischen Elementen und Typschildern. Einfach anzuwenden. Erzeugt keinen Schmutz. Einfach zu stanzen durch zwei Schutzabdeckungen.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100038810	7952B610	3M™ Transfer-Klebeband mit beidseitigem Schutzpapier 7952MP, Transparent, 610 mm x 0.914 m, 0.058 mm	1	Kasten
7100038631	7952B700	3M™ Transfer-Klebeband mit beidseitigem Schutzpapier 7952MP, Transparent, 700 mm x 1 m, 0.058 mm	1	Kasten
7100104786	7952MPCONFIG	3M™ Transfer-Klebeband mit beidseitigem Schutzpapier 7952MP, Transparent, Jumbobreite 1220 mm, 0.058 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Transfer-Klebeband mit beidseitigem Schutzpapier 7955MP

Das 3M™ Transfer-Klebeband mit beidseitigem Schutzpapier 7955MP besteht aus einem 132 µm dicken Acrylat-Klebstoff der Serie 200MP auf PE-beschichtetem, 107 µm dickem Schutzpapier auf jeder Seite.



- 132 µm dicke Variante des 3M Transfer-Klebebands 468MP mit beidseitiger Schutzabdeckung (107 µm je Seite).
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösungsmitteln.
- Ideal für die Befestigung von grafischen Elementen und Typschildern. Einfach anzuwenden. Erzeugt keinen Schmutz. Einfach zu stanzen durch zwei Schutzabdeckungen.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100038584	7955B610	3M™ Transfer-Klebeband mit beidseitigem Schutzpapier 7955MP, Transparent, 610 mm x 0.914 m, 0.13 mm	1	Kasten
7100040300	7955B700	3M™ Transfer-Klebeband mit beidseitigem Schutzpapier 7955MP, Transparent, 700 mm x 1 m, 0.13 mm	1	Kasten
7100104793	7955MPCONFIG	3M™ Transfer-Klebeband mit beidseitigem Schutzpapier 7955MP, Transparent, Jumbobreite 1220 mm, 0.13 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Distanzfolie 7956MP

Die 3M™ Distanzfolie 7956MP besteht aus einer 51 µm dicken Polyesterträgerfolie, die auf beiden Seiten mit einem Hochleistungsklebstoff der Serie 200MP in 58 µm Dicke beschichtet ist. Das Produkt ist beidseitig mit einem 107 µm dicken, feuchtigkeitsbeständigen, PE-beschichteten Schutzpapier mit guten Planlageeigenschaften ausgerüstet.



- 167 µm dicke Distanzfolie mit 200MP-Klebstoff und beidseitiger Schutzabdeckung. 107 µm dickes, PE-beschichtetes Schutzpapier mit guten Planlageeigenschaften auf beiden Seiten. Beide Schutzpapiere sind bedruckt.
- Ideal zur Schaltkreistrennung in Folientastaturen und für sichere Schaltvorgänge. Einfach zu stanzen und zu verarbeiten.
- Hervorragende Haftung auf Metalloberflächen und Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100039643	7956B610	3M™ Distanzfolie 7956MP, Transparent, 610 mm x 914 mm, 0.167 mm	1	Kasten
7100039644	7956B700	3M™ Distanzfolie 7956MP, Transparent, 700 mm x 1 m, 0.167 mm	1	Kasten

Doppelseitige Klebebänder

3M™ Distanzfolie 7956WDL

Die 3M™ Distanzfolie 7956WDL ist 230 µm dick und besteht aus einem Hochleistungs-Acrylat-Klebstoff der Serie 200MP sowie einem 51 µm dicken, silbernen Polyesterträger. Das Produkt ist beidseitig mit einem 107 µm dicken, hellbraunen, PE-beschichteten Schutzpapier ausgerüstet.



- 167 µm dicke Distanzfolie bestehend aus einem opaken Polyester-Träger mit 200MP-Klebstoff auf beiden Seiten. 107 µm dickes, PE-beschichtetes Schutzpapier mit guten Planlageeigenschaften auf beiden Seiten. Beide Schutzpapiere sind bedruckt.
- Ideal zur Schaltkreistrennung in Folientastaturen und für sichere Schaltvorgänge. Einfach zu stanzen und zu verarbeiten.
- Hervorragende Haftung auf Metalloberflächen und Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000049163	7956WDL	3M™ Distanzfolie 7956WDL, Weiß, 610 mm x 914 mm, 0.15 mm	100	Blatt

3M™ Distanzfolie 7957MP

Die 3M™ Distanzfolie 7957MP besteht aus einer 76 µm dicken Polyesterträgerfolie, die auf beiden Seiten mit einem Hochleistungsklebstoff der Serie 200MP in 58 µm Dicke beschichtet ist. Das Produkt ist beidseitig mit einem 107 µm dicken, feuchtigkeitsbeständigen, PE-beschichteten Schutzpapier mit guten Planlageeigenschaften ausgerüstet.



- 192 µm dicke Distanzfolie mit 200MP-Klebstoff und beidseitiger Schutzabdeckung. Klimastabile, PE-beschichtete Schutzpapiere auf beiden Seiten (107 µm). Beide Schutzpapiere sind bedruckt.
- Ideal zur Schaltkreistrennung in Folientastaturen und für sichere Schaltvorgänge. Einfach zu stanzen und zu verarbeiten.
- Hervorragende Haftung auf Metalloberflächen und Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100040288	7957B610	3M™ Distanzfolie 7957MP, Transparent, 610 mm x 0.914 m, 0.18 mm	1	Kasten
7100039641	7957B700	3M™ Distanzfolie 7957MP, Transparent, 700 mm x 1000 mm, 0.18 mm	1	Kasten

3M™ Distanzfolie 7959MP

Die 3M™ Distanzfolie 7959MP besteht aus einer 127 µm dicken Polyesterträgerfolie, die auf beiden Seiten mit einem Hochleistungsklebstoff der Serie 200MP in 58 µm Dicke beschichtet ist. Das Produkt ist beidseitig mit einem 107 µm dicken, feuchtigkeitsbeständigen, PE-beschichteten Schutzpapier mit guten Planlageeigenschaften ausgerüstet.



- 243 µm dicke Distanzfolie mit 200MP-Klebstoff und beidseitiger Schutzabdeckung. Klimastabile, PE-beschichtete Schutzpapiere auf beiden Seiten (107 µm). Beide Schutzpapiere sind bedruckt.
- Ideal zur Schaltkreistrennung in Folientastaturen und für sichere Schaltvorgänge. Einfach zu stanzen und zu verarbeiten.
- Hervorragende Haftung auf Metalloberflächen und Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100040287	7959B610	3M™ Distanzfolie 7959MP, Transparent, 610 mm x 0.914 m, 0.24 mm	1	Kasten
7100040285	7959B700	3M™ Distanzfolie 7959MP, Transparent, 700 mm x 1 m, 0.225 mm	1	Kasten

Doppelseitige Klebebänder

3M™ Distanzfolie 7961MP

Die 3M™ Distanzfolie 7961MP besteht aus einer 178 µm dicken Polyesterträgerfolie, die auf beiden Seiten mit einem Hochleistungsklebstoff der Serie 200MP in 58 µm Dicke beschichtet ist. Das Produkt ist beidseitig mit einem 107 µm dicken, feuchtigkeitsbeständigen, PE-beschichteten Schutzpapier mit guten Planlageeigenschaften ausgerüstet.



- 294 µm dicke Distanzfolie mit 200MP-Klebstoff und beidseitiger Schutzabdeckung. Klimastabile, PE-beschichtete Schutzpapiere auf beiden Seiten (107 µm). Beide Schutzpapiere sind bedruckt.
- Ideal zur Schaltkreistrennung in Folientastaturen und für sichere Schaltvorgänge. Einfach zu stanzen und zu verarbeiten.
- Hervorragende Haftung auf Metalloberflächen und Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100039117	7961B610	3M™ Distanzfolie 7961MP, Transparent, 610 mm x 914 mm, 0.28 mm	1	Kasten
7100039413	7961B700	3M™ Distanzfolie 7961MP, Transparent, 700 mm x 1 m, 0.28 mm	10	Kasten

3M™ Transfer-Klebeband mit beidseitigem Schutzpapier 7962MP

Das 3M™ Transfer-Klebeband mit beidseitigem Schutzpapier 7962MP besteht aus einem 58 µm dicken Acrylat-Klebstoff der Serie 200MP auf PE-beschichteten Schutzpapieren (107/155 µm).



- 132 µm dicke Variante des 3M Transfer-Klebebands 468MP mit beidseitigem Schutzpapier. PE-beschichtete Schutzpapiere (107 µm)
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösungsmitteln.
- Ideal für die Befestigung von grafischen Elementen und Typschildern. Einfach anzuwenden. Erzeugt keinen Schmutz. Einfach zu stanzen durch zwei Schutzabdeckungen.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100039645	7962B610	3M™ Transfer-Klebeband mit doppeltem Liner 7962MP, Transparent, 610 mm x 0.914 m, 0.06 mm	1	Kasten
7100040453	7962B700	3M™ Transfer-Klebeband mit doppeltem Liner 7962MP, Transparent, 700 mm x 1 m, 0.06 mm	1	Kasten

3M™ Transfer-Klebeband mit beidseitigem Schutzpapier 7965MP

Das 3M™ Transfer-Klebeband mit beidseitigem Schutzpapier 7965MP besteht aus einem 132 µm dicken Acrylat-Klebstoff der Serie 200MP auf PE-beschichtetem Papier (107 µm/155 µm).



- 132 µm dicke Variante des 3M Transfer-Klebebands mit beidseitigem Schutzpapier 468MP. PE-beschichtete Schutzpapiere (107 µm und 165 µm).
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösungsmitteln.
- Ideal für die Befestigung von grafischen Elementen und Typschildern. Einfach anzuwenden. Erzeugt keinen Schmutz. Einfach zu stanzen durch zwei Schutzabdeckungen.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100040454	7965B610	3M™ Transfer-Klebeband mit beidseitigem Schutzpapier 7965MP, Transparent, 610 mm x 0.914 m, 0.13 mm	1	Kasten
7100039813	7965B700	3M™ Transfer-Klebeband mit beidseitigem Schutzpapier 7965MP, Transparent, 700 mm x 1 m, 0.13 mm	1	Kasten

Doppelseitige Klebebänder

3M™ Distanzfolie 7966MWS

3M™ Distanzfolie 7966MWS besteht aus einem 2 mil weißen PET-Filmträger mit einer metallbedampften Schicht für zusätzliche Opazität, ideal für Grafiken. Der 3M™ Hochleistungs-Acrylat-Klebstoff 200MP bietet eine hervorragende Scherfestigkeit bei wiederholter Schalterbetätigung und bildet saubere Kanten für präzises Schlitten und Stanzen. PCK-Schutzpapier ist feuchtigkeitsbeständig und bietet zusätzliche Stabilität für eine bessere Blattverarbeitung.



- Metallbedampfte Schicht auf weißem Träger schafft hervorragende Deckkraft für Grafiken
- Ideal zur Schaltkreistrennung in Folientastaturen und für sichere Schaltvorgänge. Einfach zu stanzen und zu verarbeiten. Zum Stanzen im Bandstahlschnitt-Verfahren geeignet. Zum Anbringen von Grafiken.
- Hervorragende Haftung auf Metalloberflächen und Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100073000	7966MWSCONFIG	3M™ Distanzfolie 7966MWS, Weiß, 0.23 mm, Roll, Config	1	Rolle

3M™ Distanzfolie 7966WDL

Die 3M™ Distanzfolie 7966WDL ist 230 µm dick und besteht aus einer 51 µm dicken, silbernen Polyesterträgerfolie, die auf beiden Seiten mit einem Hochleistungsklebstoff der Serie 200MP beschichtet ist. Das Produkt ist beidseitig mit einem 107 µm dicken, hellbraunen, PE-beschichteten Schutzpapier ausgerüstet.



- 230 µm dicke Distanzfolie bestehend aus einer opaken Polyesterfolie mit 200MP-Klebstoff auf beiden Seiten sowie beidseitiger Schutzabdeckung. 50 µm dicke Klebstoffschicht auf einer Seite und 127 µm dicke Klebstoffschicht auf der anderen Seite. 107 µm dickes, PE-beschichtetes Schutzpapier mit guten Planlageeigenschaften auf beiden Seiten. Beide Schutzpapiere sind bedruckt.
- Ideal zur Schaltkreistrennung in Folientastaturen und für sichere Schaltvorgänge. Einfach zu stanzen und zu verarbeiten.
- Hervorragende Haftung auf Metalloberflächen und Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000049683	7966B610	3M™ Distanzfolie 7966WDL, Weiß, 610 mm x 914 mm, 0.23 mm	1	Kasten

3M™ Distanzfolie 7986MP

Die 3M™ Distanzfolie 7986MP ermöglicht eine saubere Separierung von Schaltkreisen in Folientastaturen, um eine hohe Zuverlässigkeit der Schaltvorgänge zu erzielen. Unsere Distanzfolie verfügt über eine ausgezeichnete Chemikalien-, Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Kein Aufweichen der Klebverbindung bei Kontakt mit milden Säuren, Laugen, Öl, Benzin, Kerosin und anderen Lösungsmitteln.



- 350 µm dicke Distanzfolie mit 200MP-Klebstoff und beidseitiger Schutzabdeckung. 250 µm dicke Polyesterträgerfolie mit PE-beschichteten Schutzpapieren auf jeder Seite. Beide Schutzpapiere sind bedruckt.
- Ideal zur Schaltkreistrennung in Folientastaturen und für sichere Schaltvorgänge. Einfach zu stanzen und zu verarbeiten.
- Hervorragende Haftung auf Metalloberflächen und Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100084174	758670	3M™ Distanzfolie 7986MP, Transparent, 610 mm x 0.914 m, 0.35 mm	10	Kasten

Doppelseitige Klebebänder

3M™ Distanzfolie 7993MP

Die 3M™ Distanzfolie 7993MP besteht aus einer 25 µm dicken Polyesterträgerfolie, die auf einer Seite mit einem Hochleistungsklebstoff der Serie 200MP in 58 µm Dicke beschichtet ist. Das Produkt ist mit einem 172 µm dicken, PE-beschichteten Schutzpapier ausgerüstet.



- 83 µm dicke, einseitig klebende Distanzfolie mit 200MP-Klebstoff. 25 µm dicker, transparenter Polyesterträger. 180 µm dickes, PE-beschichtetes Schutzpapier.
- Ideal zur Schaltkreistrennung in Folientastaturen und für sichere Schaltvorgänge. Einfach zu stanzen und zu verarbeiten.
- Hervorragende Haftung auf Metalloberflächen und Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100040455	7993B610	3M™ Distanzfolie 7993MP, Transparent, 610 mm x 0.914 m, 0.08 mm	1	Kasten

3M™ Distanzfolie 7995MP

Die 3M™ Distanzfolie 7995MP besteht aus einer 76 µm dicken Polyesterträgerfolie, die auf einer Seite mit einem Hochleistungsklebstoff der Serie 200MP in 58 µm Dicke beschichtet ist. Das Produkt ist einseitig mit einem 172 µm dicken, PE-beschichteten Schutzpapier ausgerüstet.



- 134 µm dicke, einseitig klebende Distanzfolie mit 200MP-Klebstoff. 75 µm dicker, transparenter Polyesterträger. 180 µm dickes, PE-beschichtetes Schutzpapier.
- Ideal zur Schaltkreistrennung in Folientastaturen und für sichere Schaltvorgänge. Einfach zu stanzen und zu verarbeiten.
- Hervorragende Haftung auf Metalloberflächen und Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100040301	7995B610	3M™ Distanzfolie 7995MP, Transparent, 610 mm x 0.914 m, 0.13 mm	1	Kasten
7100039416	7995MP	3M™ Distanzfolie 7995MP, Transparent, 700 mm x 1 m, 0.13 mm	1	Kasten

3M™ Distanzfolie 7997MP

Die 3M™ Distanzfolie 7997MP besteht aus einer 127 µm dicken Polyesterträgerfolie, die auf einer Seite mit einem Hochleistungsklebstoff der Serie 200MP in 58 µm Dicke beschichtet ist. Das Produkt ist mit einem 172 µm dicken, PE-beschichteten Schutzpapier ausgerüstet.



- 1785µm dicke, einseitig klebende Distanzfolie mit 200MP-Klebstoff. 125 µm dicker, transparenter Polyesterträger. 180 µm dickes, PE-beschichtetes Schutzpapier.
- Ideal zur Schaltkreistrennung in Folientastaturen und für sichere Schaltvorgänge. Einfach zu stanzen und zu verarbeiten.
- Hervorragende Haftung auf Metalloberflächen und Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100040289	7997B610	3M™ Distanzfolie 7997MP, Transparent, 610 mm x 0.914 m, 0.18 mm	1	Kasten

Doppelseitige Klebebänder

3M™ Transfer-Klebeband mit beidseitigem Schutzpapier 8132LE

Unser 3M™ Transfer-Klebeband 8132LE ist eine Variante des 3M™ Transfer-Klebebands 9471LE mit beidseitiger Schutzabdeckung. Dieses Klebeband mit dem 3M™ Acrylat-Klebstoff 300LSE hat sich seit langem bei der zuverlässigen Klebung verschiedenster Materialien aller Art, wie Metall, den meisten Kunststoffen, Glas, Papier und lackierten Oberflächen, bewährt.



- 50 µm dickes Transfer-Klebeband der Serie 300LSE mit beidseitigem Schutzpapier. Ausgezeichnete Klebung auf Materialien mit geringer Oberflächenenergie, darunter Pulverbeschichtungen und Kunststoffe, wie Polypropylen (PP)
- Variante des 3M™ Transfer-Klebebands 9471LE mit beidseitigem Schutzpapier
- Hohe Klebkraft auf Metallen und Materialien mit hoher Oberflächenenergie sowie leicht öligen Metallen und daher geeignet, um unterschiedlichste Materialien zu verbinden. Gute Beständigkeit gegenüber Industriechemikalien, Gebrauchschemikalien, Lösungsmitteln und Feuchtigkeit

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100089374	8132LE61	3M™ Transfer-Klebeband mit beidseitigem Schutzpapier 8132LE, Transparent, 610 mm x 0.914 m, 0.058 mm	1	Kasten

3M™ Transfer-Klebeband mit beidseitigem Schutzpapier 8153LE

Verwenden Sie das 3M™ Transfer-Klebeband 8153LE mit beidseitigem Schutzpapier zum Kleben von Kunststoffen mit hoher und niedriger Oberflächenenergie, pulverbeschichteten Oberflächen und leicht öligen Metallen. Unser Transfer-Klebeband mit beidseitigem Schutzpapier ist ideal für elektronische Geräte geeignet. Hervorragende Scherfestigkeit.



- 90 µm dickes Transfer-Klebeband der Serie 300LSE mit beidseitigem Schutzpapier. Ausgezeichnete Klebung auf Materialien mit geringer Oberflächenenergie, darunter Pulverbeschichtungen und Kunststoffe, wie Polypropylen (PP)
- Variante des 3M™ Transfer-Klebebands mit beidseitigem Schutzpapier 9453LE
- Hohe Klebkraft auf Metallen und Materialien mit hoher Oberflächenenergie sowie leicht öligen Metallen und daher geeignet, um unterschiedlichste Materialien zu verbinden. Gute Beständigkeit gegenüber Industriechemikalien, Gebrauchschemikalien, Lösungsmitteln und Feuchtigkeit

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100089375	8153LE61	3M™ Transfer-Klebeband mit beidseitigem Schutzpapier 8153LE, Transparent, 610 mm x 0.914 m, 0.09 mm	1	Kasten

Doppelseitige Klebebänder

Klebebänder

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9448A

Das 3M™ Doppelseitige Klebeband mit Papiervlies-Träger 9448A ist ein 0,15 mm dickes doppelseitiges Klebeband, das aus einem Acrylat-Klebstoff auf einem Papiervlies-Träger besteht, der beim Stanzen und Laminieren für Dimensionsstabilität und verbesserte Handhabungseigenschaften sorgt. Der Klebstoff bietet eine ausgezeichnete Schälfestigkeit und gute Klebkraft auf einer Vielzahl von Oberflächen – auch bei hohen Temperaturen.



- Acrylat-Klebstoffsystem mit mittelhoher Klebkraft und guter Soforthaftung
- Gute Klebkraft bei hohen Temperaturen
- Befestigen von Typschildern, Laminieren/Kleben von Kunststofffolien, Spleißen, Kleben von Schaumstoffen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000038379	9448A	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9448A, Weiß, 1200 mm x 50 m, 0.15 mm	1	Rolle

3M™ Doppelseitiges Klebeband 9040

3M™ Doppelseitiges Klebeband 9040 ist ein doppelseitiges Allzweck-Klebeband. Es besteht aus druckempfindlichen Synthese-Kautschuk-Klebstoff mit hoher Klebkraft und starker Soforthaftung, einem Papiervlies-Träger und einem leicht abzulösenden silikonisierten Schutzpapier.



- Für verschiedenste Oberflächen, darunter Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie wie Polyethylen und Polypropylen
- Hohe Klebkraft, hohe Soforthaftung
- Gute Verarbeitungs- und Stanzeigenschaften

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000111534	90402550	3M™ Doppelseitiges Klebeband 9040, Cremefarben, 25 mm x 50 m, 0.18 mm	36	Rolle
7000111535	90405050	3M™ Doppelseitiges Klebeband 9040, Cremefarben, 50 mm x 50 m, 0.18 mm	16	Rolle
7000041765	90401000	3M™ Doppelseitiges Klebeband 9040, Cremefarben, 1000 mm x 50 m, 0.1 mm	1	Rolle

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger CT6348

Das 3M™ Doppelseitige Klebeband mit Papiervlies-Träger CT-6348 bietet eine gute Soforthaftung auf den verschiedensten Oberflächen.

- 90 µm dickes, doppelseitiges Klebeband mit Vliesgewebeträger auf silikonisierten Schutzpapier
- Hohe Soforthaftung und gute Preis/Leistung
- Flexibel, klebt auf unebenen Oberflächen




Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100039155	CT6348	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger CT6348, Weiß, 1030 mm x 50 m, 0.10 mm	3	Rolle
7100039714	CT634810	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger CT6348, Weiß, 1030 mm x 1000 m, 0.10 mm	4	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ Doppelseitiges Klebeband 9080HL

3M™ Doppelseitiges Klebeband 9080HL ist ein doppelseitiges Vliesband mit beschichtetem Schutzpapier. Es verfügt über Klebstoff mit hoher Haftkraft, der sich für hohe Temperaturen und zum Kleben von niederenergetischen Materialien eignet.

- Doppelseitiges Allzweck-Klebeband mit Gewebeträger
- Hohe Klebkraft, hohe Anfangshaftfestigkeit
- Einfach zu entfernendes Schutzpapier



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000115874	90802550	3M™ Doppelseitiges Klebeband 9080HL, Weiß, 25 mm x 50 m, 0.16 mm	48	Rolle
7000115876	90805050	3M™ Doppelseitiges Klebeband 9080HL, Weiß, 50 mm x 50 m, 0.16 mm	24	Rolle
7000042435	90801200	3M™ Doppelseitiges Klebeband 9080HL, Weiß, 1200 mm x 50 m, 0.16 mm	1	Rolle

3M™ Doppelseitiges Klebeband 9525

3M™ Doppelseitiges Klebeband 9525 ist ein beidseitig beschichtetes Allzweck-Klebeband mit Gewebeträger.

- Doppelseitiges Allzweck-Klebeband mit Gewebeträger
- Hohe Klebkraft, hohe Soforthaftung
- Einfach zu entfernendes Schutzpapier



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000073448	95251925	3M™ Doppelseitiges Klebeband 9525, Beige, 19 mm x 25 m, 0.28 mm	12	Rolle
7000073406	95252525	3M™ Doppelseitiges Klebeband 9525, Beige, 25 mm x 25 m, 0.28 mm	9	Rolle
7000073407	95255025	3M™ Doppelseitiges Klebeband 9525, Beige, 50 mm x 25 m, 0.28 mm	5	Rolle

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 9731

Das 3M™ Doppelseitige Klebeband 9731 ist ein leistungsstarkes, 140 µm dickes Klebeband mit einem Silikon-Klebstoff auf der Innenseite und einem Acrylat-Klebstoff der Serie 300LSE auf der Außenseite. Beidseitig mit Schutzabdeckung (100 µm Polyesterfilm, 127 µm PE-beschichtetes Schutzpapier). Hohe Temperaturbeständigkeit und mittlere Lösungsmittelbeständigkeit, für Materialien mit hoher und niedriger Oberflächenenergie.

- Der Klebstoff 350LSE/Silikon verfügt über eine ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit und Klebkraft auf niederenergetischen Materialien. Der Silikon-Klebstoff klebt auf Silikon und niederenergetischen Substraten ohne vorherige Behandlung der Oberfläche mit einem Primer.
- Silikon-Klebstoffe zeichnen sich durch eine starke Klebkraft auf verschiedenen Silikonoberflächen aus. Acrylat verklebt die verschiedensten Oberflächen, darunter viele niederenergetischen Kunststoffe, Pulverbeschichtungen und ölige Materialien.
- Hohe Klebkraft auf einer Vielzahl von Materialien



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000049097	97312533	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 9731, Transparent, 25 mm x 33 m, 0.14 mm	36	Rolle
7000001317	97311220	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 9731, Transparent, 1220 mm x 33 m, 0.14 mm	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ Repositionierbar und Wiederlösbar Doppelseitiges Klebeband 9416

Weißes, doppelseitiges Klebeband mit Papiervliesträger. Auf einer Seite mit einer wieder lösbaren Haftschrift, auf der anderen Seite mit einem permanent haftenden Klebstoff ausgestattet.

- Dünnes doppelseitiges Klebeband mit Träger
- Repositionierbarer Acrylat-Klebstoff / Acrylat-Klebstoff zur dauerhaften Fixierung
- Kostenersparnis durch Wiederverwendbarkeit



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000049801	9416P966	3M™ Repositionierbar und Wiederlösbar Doppelseitiges Klebeband 9416, Weiß, 9,5 mm x 66 m, 0.05 mm	96	Rolle

3M™ Repositionierbar und Wiederlösbar Doppelseitiges Klebeband 9425

3M™ 9425 ist ein doppelseitiges Klebeband mit UPVC-Träger, der auf der einen Seite mit einem stark haftenden Acrylat-Klebstoff der Serie 420 und auf der anderen Seite mit einem mittelstark haftenden Acrylat-Klebstoff der Serie 1050 beschichtet ist. Das Produkt verfügt über ein 107 µm dickes, PE-beschichtetes Schutzpapier.

- 40 µm dicke UPVC-Trägerfolie, die auf der offen liegenden Seite mit einer 60 µm dicken Klebstoffschicht der Serie 420 und auf der Schutzpapierseite mit einer 60 µm dicken Klebstoffschicht der Serie 1050 beschichtet ist. Wiederlösbares, repositionierbares doppelseitiges Klebeband auf einem PE-beschichteten, 107 µm dicken, Schutzpapier
- Die UPVC-Trägerfolie sorgt für eine erhöhte Stabilität und vereinfacht so das Laminieren und Stanzen.
- Zur einfachen Repositionierung von unterschiedlichsten Materialien



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000048528	94251966	3M™ Repositionierbar und Wiederlösbar Doppelseitiges Klebeband 9425, Transparent, 19 mm x 66 m, 0.13 mm	12	Rolle

3M™ Repositionierbar und Wiederlösbar Doppelseitiges Klebeband 9425HT

152 µm dickes, doppelseitiges Klebeband mit PET-Träger, der auf der einen Seite mit einem stark haftenden Acrylat-Klebstoff der Serie 420 und auf der anderen Seite mit einem mittelstark haftenden Acrylat-Klebstoff der Serie 1050 beschichtet ist. Das Produkt verfügt über ein 107µm dickes, PE-beschichtetes Schutzpapier.

- 36 µm dicke PET-Trägerfolie, die auf der offen liegenden Seite mit einer 56 µm dicken Klebstoffschicht der Serie 420 und auf der Schutzpapierseite mit einer 56 µm dicken Klebstoffschicht der Serie 1050 ausgerüstet ist. Wiederlösbares, repositionierbares doppelseitiges Klebeband
- Die PET-Trägerfolie sorgt für eine gute Stabilität und vereinfacht so das Laminieren und Stanzen. Hochtemperatur-Anwendungen.
- Für Hochtemperatur-Anwendungen geeignet



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000029041	9425HT	3M™ Repositionierbar und Wiederlösbar Doppelseitiges Klebeband 9425HT, Transparent, 1219 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ Repositionierbar und Wiederlösbar Doppelseitiges Klebeband 9415PC

Transparentes, doppelseitiges Klebeband mit Papiervliesträger. Auf einer Seite mit einer wieder lösbaren Haftschrift, auf der anderen Seite mit einem permanent haftenden Klebstoff ausgestattet.



- Dünnes doppelseitiges Klebeband mit Träger
- Repositionierbarer Acrylat-Klebstoff / Acrylat-Klebstoff zur dauerhaften Fixierung
- Kostenersparnis durch Wiederverwendbarkeit

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000048707	94151966	3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 9415PC, Transparent, 19 mm x 66 m, 0.05 mm	48	Rolle
7000048706	94152566	3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 9415PC, Transparent, 25 mm x 66 m, 0.05 mm	36	Rolle
7000001226	94151219	3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 9415PC, Transparent, 1220 mm x 66 m, 0.05 mm	1	Rolle

3M™ Doppelseitiges Klebeband 932FL

3M™ Doppelseitiges Klebeband 932FL ist ein witterungs- und chemikalienbeständiger Acrylklebstoff, der für glatte und HSE-Oberflächen entwickelt wurde. Dieser 2-Millimeter-Klebstoff wird auf eine klare 3-Millimeter-Polyesterfolie (PET) aufgetragen, die für zusätzliche Festigkeit sorgt und eine schnelle, effiziente visuelle Oberflächenkontrolle vor dem Entfernen ermöglicht. Eine 58 Pfund schwere PCK-Sekundärfolie sorgt für Feuchtigkeitsstabilität auch bei hoher Luftfeuchtigkeit.



- Haltbarer zweizeiliger Klebstoff, ideal für Grafik-Overlays
- 0,051 mm Universal-Acrylatklebstoff für glatte und HSE-Oberflächen
- Klare 3 mil PET-Folie ist bruchfest und ermöglicht eine schnelle Oberflächeninspektion vor dem Entfernen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100104798	932FL_CONFIG	3M™ Doppelseitiges Klebeband 932FL, Jumbobreit 1540 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Transfer-Klebeband 9505

Transfer-Klebebänder bestehend aus einem Rein-Acrylatklebstoff für Metall, hochenergetischen Lack- und Kunststoffoberflächen. Temperaturbeständig von -40°C bis +100°C (kurzfristig bis +130°C).



- 0,13 mm Nominal 220 Klebstoff bietet gute Scherfestigkeit
- Ausgezeichnete, dauerhafte Haltekraft mit höherer Klebkraft als typische druckempfindliche Klebstoffe. Ersetzt Nieten, Punktschweißverbindungen, flüssige Klebstoffe und andere dauerhafte Befestigungslösungen, die in der Industrie und in der Metallbe- und -verarbeitung eingesetzt werden
- Kurzfristige Temperaturtoleranz von bis zu 260 °C, Temperaturtoleranz in der Anwendung von bis zu 149 °C

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000049244	9505120	3M™ Transfer-Klebeband 9505, Transparent, 120 mm x 165 m, 0.12 mm	1	Rolle
7100144444	95051220	3M™ Transfer-Klebeband 9505, Transparent, 1220 mm x 165 m, 0.12 mm	2	Rolle
7100185374	9505CONFIG	3M™ Transfer-Klebeband 9505, Transparent, Jumbobreite 1540 mm, 0.12 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ Transfer-Klebeband 966

Das 3M™ Transfer-Klebeband 966 erreicht mit dem 3M™ Acrylat-Klebstoff der Klebstoffserie 100 feste Verbindungen, die beständig sind gegenüber Chemikalien und hohen Temperaturen und den Anforderungen der Luftfahrt-, Automobil- und Elektronikbranche genügen. Geringe Ausgasungseigenschaften sorgen für eine optimale Leistung bei anspruchsvollen Anwendungen.



- Transparentes, doppelseitiges, 50 µm dickes Transfer-Klebeband für dünne Konstruktionen und temperaturbeständiger Acrylat-Klebstoff für dauerhafte Verbindungen.
- Das 3M™ Transfer-Klebeband 966 ist hervorragend beständig gegenüber Lösungsmitteln und UV-Strahlung. Im Vergleich zu vielen anderen Acrylat-Klebstoffen verfügt unser Klebeband über eine hohe Schälfestigkeit und eignet sich gut als Befestigungslösung, die hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Ideal für die Luft- und Raumfahrt und die Elektronikindustrie. Die geringen Ausgasungseigenschaften sind besonders in der Luft- und Raumfahrt sowie der Automobil- und Elektronikindustrie von Vorteil.
- Durch die im Vergleich zu anderen Acrylat-Klebstoffen höhere Schälfestigkeit ist das 3M™ Transfer-Klebeband 966 die perfekte Lösung für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt und der Elektronikindustrie, die eine hohe Temperaturbeständigkeit erfordern. Unser Klebeband zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln und UV-Strahlung aus. Der Hochtemperatur-Acrylat-Klebstoff mit verdichtetem Schutzpapier reduziert Kantenbrüche bei der Bearbeitung von Metallplatten mit harten Werkzeugen. Auch für die Befestigung von flexiblen Leiterplatten geeignet.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000048580	966300	3M™ Transfer-Klebeband 966, Transparent, 305 mm x 55 m, 0.05 mm, IP	4	Rolle

3M™ Ultra Hoch Temperatur Doppelseitiges Klebeband 9077

Die mit 3M 9077 vorkonfektionierten FPC können in den bleifreien Lötprozess (Peak Temperatur 260°C, 20 sec.) eingebracht werden. Die Schutzabdeckung bleibt weitestgehend unbeschädigt und lässt sich leicht entfernen. Das 9077 besitzt eine gute Schälkraft auch bei hohen Temperaturen. Aufgrund des Trägermaterials verfügt dieses Klebeband zudem über eine hervorragende Stanzbarkeit. Das geringe Ausgasen des Klebstoffs vermindert die Kontaminierung elektronischer Bauteile.



- Entwickelt für höchste Temperaturen
- Für Elektronische Leiterplatten und Platinen
- Besonders Temperaturbeständige Schutzabdeckung

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000091410	9077500	3M™ Ultra Hoch Temperatur Doppelseitiges Klebeband 9077, Transparent, 500 mm x 100 m, 0.05 mm	1	Rolle

3M™ Transfer-Klebeband 927

Klebstoff-Film ohne Träger mit transparentem Acrylat-Klebstoff, sehr hoher Soforthaftung und guter Adhäsion auf niederenergetischen Werkstoffen (z.B. PE, PP).



- Faserverstärkung im Klebstoff
- Modifizierter Acrylat-Klebstoff
- Vereinfachte Handhabung und Verarbeitung

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000116585	9271200	3M™ Transfer-Klebeband 927, Transparent, 1200 mm x 55 m, 0.05 mm	1	Rolle
7000116588	92712001	3M™ Transfer-Klebeband 927, Transparent, 1200 mm x 110 m, 0.05 mm	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ Transfer-Klebeband 950

Das 3M™ Transfer-Klebeband 950 ist ein stark haftender Acrylat-Klebstoff der Serie 300 auf einem 90 µm dicken, verdichteten Schutzpapier.



- 132 µm dickes Transfer-Klebeband mit verdichtetem Schutzpapier. Für unterschiedlichste Materialien geeignet. Stark haftender Acrylat-Klebstoff der Klebstoffserie 300. UL-zertifiziert. Entspricht der US-amerikanischen Regierungsspezifikation MIL-P-19834B, Ergänzung 1.
- Gute UV-Beständigkeit. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Ideal für Materialien mit hoher und geringer Oberflächenenergie.
- Universelle Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen hohe Soforthaftung und dünne Konstruktionen gefordert sind.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000116561	95010005	3M™ Transfer-Klebeband 950, Transparent, 1 m x 55 m, 0,13 mm	1	Rolle
7000116560	950955	3M™ Transfer-Klebeband 950, Transparent, 9 mm x 55 m, 0,13 mm	96	Rolle
7000116556	9501255N	3M™ Transfer-Klebeband 950, Transparent, 12 mm x 55 m, 0,13 mm	72	Rolle
7000116655	9501255	3M™ Transfer-Klebeband 950, Transparent, 12 mm x 55 m, 0,13 mm	18	Rolle
7000116650	9501555	3M™ Transfer-Klebeband 950, Transparent, 15 mm x 55 m, 0,13 mm	60	Rolle
7000116555	9501955	3M™ Transfer-Klebeband 950, Transparent, 19 mm x 55 m, 0,13 mm	48	Rolle
7000116559	9502555	3M™ Transfer-Klebeband 950, Transparent, 25 mm x 55 m, 0,13 mm	36	Rolle
7000116656	9502555N	3M™ Transfer-Klebeband 950, Transparent, 25 mm x 55 m, 0,13 mm	9	Rolle
7000116649	9503055	3M™ Transfer-Klebeband 950, Transparent, 30 mm x 55 m, 0,13 mm	28	Rolle
7000116651	9503855	3M™ Transfer-Klebeband 950, Transparent, 38 mm x 55 m, 0,13 mm	48	Rolle
7000116558	9505055	3M™ Transfer-Klebeband 950, Transparent, 50 mm x 55 m, 0,13 mm	20	Rolle
7000116667	950PL10	3M™ Transfer-Klebeband 950, Transparent, 100 mm x 55 m, 0,13 mm, ABS	12	Rolle
7000042433	95050055	3M™ Transfer-Klebeband 950, Transparent, 500 mm x 55 m, 0,13 mm	1	Rolle
7000116587	95012005	3M™ Transfer-Klebeband 950, Transparent, 1200 mm x 55 m, 0,13 mm	1	Rolle
7100071755	950150055	3M™ Transfer-Klebeband 950, Transparent, 1500 mm x 55 m, 0,13 mm	1	Rolle

3M™ Transfer-Klebeband 950EK

Das 3M™ Transfer-Klebeband 950EK ist ein stark haftender Acrylat-Klebstoff der Serie 300 auf einem 152 µm dicken Schutzpapier.



- 132 µm dickes Transfer-Klebeband mit dehnbarem Schutzpapier. Für unterschiedlichste Materialien geeignet. Stark haftender Acrylat-Klebstoff der Klebstoffserie 300.
- Gute UV-Beständigkeit. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Ideal für Materialien mit hoher und geringer Oberflächenenergie.
- Das ideale, verlässliche Allzweckband für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen dünne Konstruktionen und eine starke Haftung gefordert sind. Ideal zum Kleben von verschiedensten Materialien aller Art, wenn ein hochwirksamer Klebstoff mit hoher Soforthaftung erwünscht ist. Zusammenfügen von Belägen, Folien, Textilien. Laminieren von Schaumstoff, Fotos, Textilien und Namensschildern aus Metall oder Kunststoff.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000049198	950EK19	3M™ Transfer-Klebeband 950EK, Transparent, 19 mm x 55 m, 0,13 mm	48	Rolle
7000048838	950EK110	3M™ Transfer-Klebeband 950EK, Transparent, 1200 mm x 110 m, 0,13 mm	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ Transfer-Klebeband 9471

Das 3M™ Transfer-Klebeband 9471 ist ein 50 µm dicker, stark haftender Acrylat-Klebstoff der Serie 300LSE auf einem 90 µm dicken, PE-beschichtetem Schutzpapier.

- 50 µm dickes, stark haftendes Transfer-Klebeband für die Rotativstanzung. Verdichtetes Schutzpapier. Für unterschiedlichste Oberflächen geeignet.
- Gute UV-Beständigkeit. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Ideal für Materialien mit hoher und geringer Oberflächenenergie.
- Kunststoff mit hoher und geringer Oberflächenenergie, strukturierter Kunststoff, Schaumstoff, Textilien und beschichtetes Papier. Für weiche Kunststoffe mit niedriger Oberflächenenergie.



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000115647	9471610	3M™ Transfer-Klebeband 9471, Transparent, 610 mm x 55 m, 0.058 mm	1	Rolle

3M™ Transfer-Klebeband 9472

3M™ Transferklebstoff Serie 300 mit sehr hoher Anfangsklebekraft zur Ausrüstung von Metall- und Kunststoff-Schildern.

- 130 µm dickes, stark haftendes Transfer-Klebeband für die Rotativstanzung. Verdichtetes Schutzpapier. Für unterschiedlichste Oberflächen geeignet.
- Gute UV-Beständigkeit. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Ideal für Materialien mit hoher und geringer Oberflächenenergie.
- Kunststoff mit hoher und geringer Oberflächenenergie, strukturierter Kunststoff, Schaumstoff, Textilien und beschichtetes Papier. Für strukturierte Oberflächen.



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000115660	9472610	3M™ Transfer-Klebeband 9472, Transparent, 610 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolle
7000115666	94721220	3M™ Transfer-Klebeband 9472, Transparent, 1220 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolle
7100104799	9472CONFIG	3M™ Transfer-Klebeband 9472, Transparent, Jumbobreite 1540 mm, 0.13 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Transfer-Klebeband 9482PC

Transfer-Klebebänder der 3M™ Klebstoffserie 350 mit hoher dauerhafter Klebkraft, sehr guter Scherfestigkeit und exzellenter Temperaturbeständigkeit.

- Klebstoff-Film ohne Träger
- Modifizierter Acrylat-Klebstoff
- Beständigkeit gegen Außeneinflüsse



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000115642	9482PC12	3M™ Transfer-Klebeband 9482PC, Transparent, 1200 mm x 110 m, 0.05 mm	1	Rolle
7100104800	9482PCCONFIG	3M™ Transfer-Klebeband 9482PC, Transparent, Jumbobreite 1220 mm, 0.05 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ Transfer-Klebeband 9485PC

Transferklebebänder der 3M™ Klebstoffserie 350 mit hoher dauerhafter Klebkraft, sehr guter Scherfestigkeit.

- 135 µm dickes Transfer-Klebeband. PE-beschichtetes Schutzpapier geeignet zur Verarbeitung im Hubschrauber-Verfahren. Entspricht der UL-Spezifikation.
- Hohe Klebkraft und Scherfestigkeit. Ausgezeichnete Temperatur- und Lösungsmittelbeständigkeit. Ausgezeichnete Haftung auf Kunststoffen und Schaumstoffen. Zum Verbinden von relativ glatten, dünnen Materialien.
- Enthält einen faserverstärkten Klebstoff, um die Rollenstabilität bei geringen Breiten zu erhöhen. Konzipiert für eine kurzzeitige Temperaturbelastung von bis zu 200°C. Ideal zum Kleben von unterschiedlichen Werkstoffen.



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000115669	94851200	3M™ Transfer-Klebeband 9485PC, Transparent, 1,20 m x 165 m, 0,13 mm	1	Rolle
7000115673	94851955	3M™ Transfer-Klebeband 9485PC, Transparent, 19 mm x 55 m, 0,13 mm	12	Rolle
7000115640	9485508	3M™ Transfer-Klebeband 9485PC, Transparent, 508 mm x 55 m, 0,13 mm	2	Rolle
7000115525	9485610	3M™ Transfer-Klebeband 9485PC, Transparent, 610 mm x 55 m, 0,13 mm	1	Rolle
7000042346	9485	3M™ Transfer-Klebeband 9485PC, Transparent, 1200 mm x 55 m, 0,13 mm	1	Rolle
7100104801	9485PCCONFIG	3M™ Transfer-Klebeband 9485PC, Transparent, Jumbo 1220 mm width, 0,13 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Transfer-Klebeband 9605

Das 9084 ist das Standard-Transfer-Klebeband von 3M. Diese transparente Klebefolie hat eine hohe Haftung und Scherfestigkeit.

- 50 µm dickes Transfer-Klebeband mit Acrylat-Klebstoff auf weißem, PE-beschichtetem Schutzpapier
- Mittelfestes Acrylat-Klebstoffsystem. Ausgewogene Kombination aus hoher Soforthaftung und guter Scherfestigkeit
- Die Klebkraft erhöht sich im Allgemeinen im Laufe der Zeit etwas



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042432	96051200	3M™ Transfer-Klebeband 9605, Transparent, 1200 mm x 50 m, 0,05 mm	1	Rolle

3M™ Transfer-Klebeband 9626

Transfer-Klebebänder mit schnellster Haftung auf den meisten niederenergetischen Oberflächen. Geringe Geruchsentwicklung, ausgezeichnete Weiterverarbeitbarkeit und geringer Klebstoffaustritt.

- 50 µm dickes Transfer-Klebeband auf einem 80 µm dicken Glassine-Schutzpapier. Sofortige Klebkraft. Schnelle Haftung.
- Zum schnellen Verbinden von Materialien durch sofortige Klebkraft dank Klebstoff der 360er Serie
- Das Transfer-Klebeband verfügt über ausgezeichnete Klebeeigenschaften und haftet gut auf vielen hoch- und niederenergetischen Oberflächen wie Polyethylen hoher Dichte (HDPE), PP, ABS, Polycarbonat, PMMA; Pulverlacken.



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000001482	96261372	3M™ Transfer-Klebeband 9626, Transparent, 1375 mm x 55 m, 0,05 mm	1	Rolle
7100012272	9626CONFIG	3M™ Transfer-Klebeband 9626, Transparent, Jumbobreite 1372 mm, 0,05 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ Transfer-Klebeband 9627

Transfer-Klebebänder mit schnellster Haftung auf den meisten niederenergetischen Oberflächen. Geringe Geruchsentwicklung, ausgezeichnete Weiterverarbeitbarkeit und geringer Klebstoffaustritt.

- 130µm dickes Transfer-Klebeband auf einem 80 µm dicken Glassine-Schutzpapier. Sofortige Klebkraft. Schnelle Haftung.
- Zum schnellen Verbinden von Materialien durch sofortige Klebkraft dank Klebstoff der 360er Serie
- Das Transfer-Klebeband verfügt über ausgezeichnete Klebeigenschaften und haftet gut auf vielen hoch- und niederenergetischen Oberflächen wie Polyethylen hoher Dichte (HDPE), PP, ABS, Polycarbonat, PMMA; Pulverlacken.



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000049547	9627686	3M™ Transfer-Klebeband 9627, Transparent, 686 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolle
7100012241	9627CONFIG	3M™ Transfer-Klebeband 9627, Transparent, Jumbobreite 1372 mm, 0.13 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Doppelseitiges Klebeband 9628FL

Doppelseitige Klebebänder der 3M™ Klebstoffserie 360 mit schneller Haftung auf den meisten niederenergetischen Oberflächen. Geringe Geruchsentwicklung, ausgezeichnete Weiterverarbeitbarkeit und geringer Klebstoffaustritt.

- Auch als Transfer-Klebebänder erhältlich
- Dünnes doppelseitiges Klebeband mit Träger
- Modifizierter Acrylat-Klebstoff



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000001485	9628FL13	3M™ Doppelseitiges Klebeband 9628FL, Transparent, 1372 mm x 55 m, 0.05 mm	1	Rolle

3M™ Doppelseitiges Klebeband 9629PC

Doppelseitige Klebebänder der 3M™ Klebstoffserie 360 mit schneller Haftung auf den meisten niederenergetischen Oberflächen. Geringe Geruchsentwicklung, ausgezeichnete Weiterverarbeitbarkeit und geringer Klebstoffaustritt.

- Doppelseitige Klebebänder mit Polyester-Träger
- Dünnere Produktkonstruktionen eröffnen neue Designmöglichkeiten
- Zeitersparnis durch schnellere Erreichung der Endklebkraft



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100263025	9629PC1372	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 9629PC, 1372 mm x 55 m, 0.1 mm	1	Rolle
7000115779	9629PC19	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 9629PC, Transparent, 19 mm x 55 m, 0.1 mm	48	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9086

Das 3M™ Doppelseitige Hochleistungs-Klebeband 9086 ist ein 190 µm dickes, transluzentes, doppelseitiges Klebeband aus der Klebstoffserie 375. Es verfügt über einen Papiervlies-Träger und ein weißes Schutzpapier mit schwarzem 3M Logo.



- 190 µm dickes, doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger. Von Hand abreißbar, formbar und einfach zu handhaben. Schutzpapier.
- Dickes, doppelseitiges Klebeband mit Acrylat-Klebstoff. Bietet eine hohe Klebkraft und Soforthaftung auf einer Vielzahl unterschiedlichster Materialien und Oberflächen. Hohe Festigkeit. Beständig gegenüber Lösungsmitteln. Hohe Schäl- und Scherfestigkeit
- Leicht mit der Hand abreißbar und aufgrund der Anpassungsfähigkeit einfach zu verwenden.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000033072	9086155	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9086, Weiß, 1,55 m x 50 m, 0,19 mm	1	Rolle
7000071739	9086950	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9086, Weiß, 9 mm x 50 m, 0,19 mm	156	Rolle
7000071740	90861250	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9086, Weiß, 12 mm x 50 m, 0,19 mm	120	Rolle
7000071742	90861950	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9086, Weiß, 19 mm x 50 m, 0,19 mm	72	Rolle
7000071743	90862550	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9086, Weiß, 25 mm x 50 m, 0,19 mm	54	Rolle
7000071744	90865050	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9086, Weiß, 50 mm x 50 m, 0,19 mm	30	Rolle
7000071745	90861000	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9086, Weiß, 1000 mm x 50 m, 0,19 mm	1	Rolle

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit PVC-Träger 9087

Das 3M™ Doppelseitige Hochleistungs-Klebeband 9087 ist ein 260 µm dickes, weißes, doppelseitiges Klebeband aus der Klebstoffserie 375. Es verfügt über einen 38 µm dicken PVC-Träger und ein weißes Schutzpapier mit grünem 3M Logo.



- 260 µm dickes, doppelseitiges Klebeband mit einem PVC-Träger. Der dicke PVC-Träger dieses doppelseitigen Klebebands erleichtert die Handhabung. Schutzpapier.
- Dünnes doppelseitiges Klebeband mit Träger
- Modifizierter Acrylat-Klebstoff

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000071732	9087950	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit PVC-Träger 9087, Weiß, 9 mm x 50 m, 0,26 mm	104	Rolle
7000071733	90871250	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit PVC-Träger 9087, Weiß, 12 mm x 50 m, 0,26 mm	80	Rolle
7000071735	90871950	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit PVC-Träger 9087, Weiß, 19 mm x 50 m, 0,26 mm	48	Rolle
7000071736	90872550	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit PVC-Träger 9087, Weiß, 25 mm x 50 m, 0,26 mm	36	Rolle
7000071738	90875050	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit PVC-Träger 9087, Weiß, 50 mm x 50 m, 0,26 mm	20	Rolle
7000006772	90871000	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit PVC-Träger 9087, Weiß, 1000 mm x 50 m, 0,26 mm	1	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ Doppelseitiges Klebeband 415

Hervorragende Klebkraft auf den unterschiedlichsten Materialien: Das doppelseitige Klebeband mit Polyester-Träger aus der Klebstoffserie 400 bietet vielfältige Möglichkeiten der Prozessoptimierung.

- 100 µm dickes doppelseitiges Klebeband auf PET-Polyesterträger mit einem verdichtetem Schutzpapier
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung. Gute Haftung auf einer Vielzahl unterschiedlicher Materialien, wie Materialien mit hoher oder niedriger Oberflächenenergie und Metallen. Gute Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit.
- Ideal zur Klebung von Materialien mit hoher oder niedriger Oberflächenenergie und Metallen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042757	4151933	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 415, Transparent, 19 mm x 33 m, 0.1 mm	48	Rolle
7000042758	4152533	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 415, Transparent, 25 mm x 33 m, 0.1 mm	36	Rolle
7100037924	4153533	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 415, Transparent, 35 mm x 33 m, 0.1 mm	24	Rolle
7000048399	4155033	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 415, Transparent, 50 mm x 33 m, 0.1 mm	24	Rolle

3M™ Transfer-Klebeband 465

Klebstoff-Film ohne Träger mit guter Anfangsklebkraft, hoher Transparenz für glatte Oberflächen.

- Auch als ATG-Version erhältlich
- Klebstoff-Film ohne Träger
- Reinacrylat-Klebstoff



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000116596	465955	3M™ Transfer-Klebeband 465, Transparent, 9 mm x 55 m, 0.05 mm	96	Rolle
7000042430	4651255	3M™ Transfer-Klebeband 465, Transparent, 12 mm x 55 m, 0.05 mm	72	Rolle
7000116597	4651955	3M™ Transfer-Klebeband 465, Transparent, 19 mm x 55 m, 0.05 mm	48	Rolle
7000116594	4652555	3M™ Transfer-Klebeband 465, Transparent, 25 mm x 55 m, 0.05 mm	36	Rolle
7000116602	4653055	3M™ Transfer-Klebeband 465, Transparent, 30 mm x 55 m, 0.05 mm	28	Rolle
7000116595	4653855	3M™ Transfer-Klebeband 465, Transparent, 38 mm x 55 m, 0.05 mm	24	Rolle
7000042429	4655055	3M™ Transfer-Klebeband 465, Transparent, 50 mm x 55 m, 0.05 mm	20	Rolle

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 9576

Das 9576 ist ein Doppelseitiges Klebeband mit einem Polyester-Träger welches eine hohe Temperaturbeständigkeit, Minimale Gefahr des Ausblutens ausmacht. Der Klebstoff ist optimal für unterschiedlichste Papiere & Grammaturen und wasserdispergierbar nach TAPPI UM-213 (A).

- 4 mil dickes doppelseitiges Klebeband auf einem braunen, verdichteten Schutzpapier #60
- Stark haftendes doppelseitiges Klebeband – bewährte Lösung für die Endlosverklebung von Papierbahnen und für universelle Klebeverbindungen
- Exzellente Eigenschaften beim fliegenden Rollenwechsel und Fixieren des Rollenanfangs auf dem Kern. Nassklebekraft. Verarbeitungsgeschwindigkeiten bis 609,6 Meter pro Minute



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000048748	95765050	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 9576, Transparent, 50 mm x 50 m	24	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ Transfer-Klebeband Y9417

3M™ Y9417 ist ein Transfer-Klebeband, welches sich gut zum Kleben von vielen unterschiedlichen Materialien aller Art wie Metall, Glas, Holz, Papier, lackierten Oberflächen und vielen Kunststoffen eignet.

- Für Hochgeschwindigkeitsspleiße von unterschiedlichen Papiersorten wie Zeitungspapier, clay-gestrichenen Papieren und Wellpappe.
- Spleißen von Folien, Filmen und Stoffen. Anbringen von Etiketten oder Anleitungen auf Flaschen. Laminierender Klebstoff für Schaumstoffe und Fotos. Anbringen von Namensschildern aus Metall oder Kunststoff. Fixierung des Rollenanfangs auf dem Kern.
- Anbringen von Werbeartikeln, Postern und Ähnlichem. Befestigen von Kautschuk- oder Photopolymer-Druckplatten. Wiederverschließbare Plastikbeutel. Für unterschiedlichste Verbindungs- und Befestigungsanwendungen, die eine hohe Soforthaftung, ein einfaches Ablösen des Schutzpapiers und ein dünnes, alterungsbeständiges Klebeband erfordern.



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000116583	94171955	3M™ Transfer-Klebeband Y9417, Transparent, 19 mm x 55 m, 0.05 mm	48	Rolle
7000116584	94172555	3M™ Transfer-Klebeband Y9417, Transparent, 25 mm x 55 m, 0.05 mm	108	Rolle
7000116590	94171200	3M™ Transfer-Klebeband Y9417, Transparent, 1200 mm x 110 m, 0.05 mm	1	Rolle

3M™ Doppelseitiges Klebeband 9576B

Unser breites Spektrum an doppelseitigen wasserlöslichen Klebebändern ist auf unterschiedliche Anwendungen ausgelegt. Im Fokus stehen der Überlappspleiß, Anfangs- und Endverklebung, sowie der fliegenden Rollenwechsel „zick-zack“.

- hohe Temperaturbeständigkeit
- Wasserdispergierbar nach TAPPI UM-213 (A)
- Optimaler Klebstoff für unterschiedlichste Papiere & Grammaturen




Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000048746	9576B50	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 9576B, Schwarz, 50 mm x 50 m, 0.102 mm	24	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 410M

Das 3M™ doppelseitige Klebeband mit Papier-Träger 410M ist ein 127 µm dickes Klebeband der Klebstoffserie 850 auf einem 75µm dicken behandelten Schutzpapier mit grünem Aufdruck.



- 127 µm dickes, doppelseitiges Klebeband aus Naturkautschuk zum Kleben des Rollenanfangs auf den Kern und zur Fixierung des Rollenendes bei Papier, Filmen und Folien.
- Gute Soforthaftung auf einer Vielzahl von Oberflächen
- Erreicht nach der Applikation eine erhöhte Festigkeit und Stabilität

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000049273	410M1933	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 410M, Beige, 19 mm x 33 m, 0.15 mm	48	Rolle
7000049275	410M5033	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 410M, Beige, 50 mm x 33 m, 0.15 mm	24	Rolle
7000049274	410M2533	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 410M, Weiß, 25 mm x 33 m, 0.15 mm	36	Rolle
7100007291	410M25BX	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 410M, Weiß, 25 mm x 33 m, 0.15 mm	36	Rolle
7000049321	410M3833	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 410M, Weiß, 38 mm x 33 m, 0.15 mm	1	Rolle
7000049322	410M7633	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 410M, Weiß, 76 mm x 33 m, 0.15 mm	12	Rolle
7000049325	410M305	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 410M, Weiß, 305 mm x 33 m, 0.15 mm	1	Rolle

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9527

Doppelseitige Klebebänder mit Papiervliesträger, sehr hoher Soforthaftung und guter Adhäsion auf niederenenergetischen Werkstoffen.



- Dünnes doppelseitiges Klebeband mit Träger
- Synthese-Kautschuk-Klebstoff
- Vielseitig einsetzbar zum selbsklebenden Ausrüsten unterschiedlichster Materialien

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000111526	95271950	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9527, Cremefarben, 19 mm x 50 m, 0.13 mm	48	Rolle
7000111527	95272550	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9527, Cremefarben, 25 mm x 50 m, 0.13 mm	36	Rolle
7000041764	95271000	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9527, Cremefarben, 1000 mm x 50 m, 0.13 mm	1	Rolle

3M™ Doppelseitiges Klebeband 9191

3M™ Doppelseitiges Klebeband 9191 ist ein Allzweck-Klebeband. Es zeichnet sich durch einen druckempfindlichen Synthese-Kautschuk-Klebstoff mit hoher Klebkraft und Soforthaftung, Vliesträger und leicht zu entfernendes silikonisiertes Trägerpapier aus.



- Doppelseitiges Allzweck-Klebeband mit Gewebeträger
- Hohe Klebkraft, hohe Soforthaftung
- Druckempfindlicher Klebstoff

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000035445	91915025	3M™ Doppelseitiges Klebeband 9191, Weiß, 50 mm x 25 m, 0.26 mm	36	Rolle
7000062001	916150	3M™ Doppelseitiges Klebeband 9191, Weiß, 50 mm x 25 m, 0.26 mm, Blister	36	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ Doppelseitiges Teppich-Klebeband 9195

3M™ Doppelseitiges Klebeband 9191 ist ein Allzweck-Klebeband. Es zeichnet sich durch einen druckempfindlichen Synthese-Kautschuk-Klebstoff mit hoher Klebkraft und Soforthaftung, Vliesträger und leicht zu entfernendes silikonisiertes Trägerpapier aus.

- Doppelseitiges Allzweck-Klebeband mit Gewebeträger
- Hohe Klebkraft, hohe Soforthaftung
- Druckempfindlicher Klebstoff



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000111997	91952525	3M™ Doppelseitiges Teppich-Klebeband 9195, Gelb, 25 mm x 25 m, 0.13 mm	72	Rolle
7000111987	91955025	3M™ Doppelseitiges Teppich-Klebeband 9195, Gelb, 50 mm x 25 m, 0.13 mm	36	Rolle

3M™ Transfer-Klebeband mit überstehender Schutzabdeckung 920XL

3M™ Transfer-Klebeband 920XL mit überstehender Schutzabdeckung

- Hohe Soforthaftung
- Gute Scherkraft
- Überstehende Schutzabdeckung für leichtes ablösen des Schutzpapiers



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000048424	92012	3M™ Transfer-Klebeband mit überstehender Schutzabdeckung 920XL, Transparent, 12.7 mm x 914 m, 0.025 mm	12	Rolle

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Anfasslasche 983

Weißes, doppelseitiges Klebeband mit überstehendem Liner für Klebungen auf den unterschiedlichsten Oberflächen, besonders zum selbstklebenden Ausrüsten von Fotos und Plakaten, Formularen und Vordrucken sowie Versandtaschen und Briefumschlägen.

- Dünnes doppelseitiges Klebeband mit Träger
- Synthese-Kautschuk-Klebstoff
- Selbstklebendes Ausrüsten von Fotos und Plakaten, Formularen und Vordrucken sowie Versandtaschen und Briefumschlägen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000111521	9836500	3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Anfasslasche 983, Weiß, 12 mm x 500 m, 0.1 mm	12	Rolle

Doppelseitige Klebebänder

3M™ Low VOC Doppelseitiges Klebeband mit Vlies-Träger 99015LVC

3M™ 99015LVC ist ein 150 µm dickes, doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger, der für Formstabilität und einfache Handhabung beim Laminieren und Stanzen sorgt. Empfohlen für Innenraumanwendungen im Automobilbereich wie die Befestigung von dekorativen Elementen, das Kleben von vielen Schaumstoffen sowie hoch- und niederenergetischen Substraten.




- 150 µm dickes, doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem Papiervlies-Träger sowie einem Acrylat-Klebstoff mit niedrigen VOC- und FOG-Werten.
- Getestet nach JAMA- und VDA278-Standard.
- Kurzfristige Hitzebeständigkeit bis zu 200 °C und gute Scherfestigkeit.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100085670	99015105	3M™ Low VOC Doppelseitiges Klebeband mit Vlies-Träger 99015LVC, Weiß, 1000 mm x 50 m, 0.15 mm	24	Rolle
7100085845	99015155	3M™ Low VOC Doppelseitiges Klebeband mit Vlies-Träger 99015LVC, Weiß, 1500 mm x 50 m, 0.15 mm	1	Rolle
7100085671	99015152	3M™ Low VOC Doppelseitiges Klebeband mit Vlies-Träger 99015LVC, Weiß, 1500 mm x 200 m, 0.15 mm	6	Rolle

3M™ Transfer-Klebeband mit Gittergelege 98010LVC

3M™ 98010LVC ist ein 100 µm dickes Transfer-Klebeband mit verstärkendem Gittergelege, welches für gute Formstabilität beim großflächigen Laminieren sorgt. Empfohlen für Innenraumanwendungen im Automobilbereich wie die Befestigung von dekorativen Elementen, das Kleben von vielen Schaumstoffen sowie hoch- und niederenergetischen Substraten.



- 100 µm dickes Transfer-Klebeband mit Gittergelege zur Verstärkung und Acrylat-Klebstoff mit niedrigen VOC- und FOG-Werten.
- Entwickelt, um Grenzwerte für flüchtige organische Verbindungen (VOC) einzuhalten, die nach den automobilen Teststandards JAMA und VDA278 ermittelt werden.
- Kurzfristige Hitzebeständigkeit bis zu 135 °C und gute Scherfestigkeit.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100085634	98010105	3M™ Transfer-Klebeband mit Gittergelege 98010LVC, Transparent, 1000 mm x 50 m, 0.1 mm	1	Rolle
7100085854	98010155	3M™ Transfer-Klebeband mit Gittergelege 98010LVC, Transparent, 1500 mm x 50 m, 0.1 mm	24	Rolle

3M™ Siebdruckfähiger und druckempfindlicher Klebstoff SP7202

3M™ Der siebdruckfähige druckempfindliche Klebstoff SP7202 ist eine Flüssigkeit, die mittels eines Siebdruckprozesses aufgetragen werden kann und in 1 - 2 Sekunden unter UV-Licht aushärtet. Dadurch wird er zu einem druckempfindlichen Klebstoff. Er ermöglicht feine Klebnähte größer als 0,2 mm und kleine Löcher von ca. 1 mm mit weniger Abfall als beim Stanzen. Diese 100 % Feststoffklebstoffe können direkt auf Werkstücke gepresst werden. Wenn der Klebstoff ausgehärtet ist, ist er beständig gegen Wasser und Chemikalien und kann sofort verwendet oder zum Versand an einen anderen Ort mit einer Schutzabdeckung versehen werden.



- Die siebdruckfähige Flüssigkeit härtet unter UV-Licht aus und wird zu einem druckempfindlichen Klebstoff (PSA)
- Funktioniert mit konventioneller Siebdruck- und UV-Härtungsausrüstung
- Ermöglicht Druck von schmalen Klebnähten (> 0,2 mm) und Löchern ab ungefähr 1 mm

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100238539	SP7202	3M™ Siebdruckfähiger und druckempfindlicher Klebstoff SP7202, Klar, 1 L	6	Flasche

Doppelseitige Klebebänder

3M™ Etikettenmaterialien für den Bogen- und Siebdruck

Bei den 3M™ Etikettenmaterialien für den Bogen- und Siebdruck 7908E handelt sich um ein glänzend weißes Polyester-Etikettenmaterial von 50 µm Dicke. Dabei befindet sich eine 45 µm dicke Schicht Acrylat-Klebstoff 350 auf einer PE-beschichteten Papierschutzabdeckung von 170 µm Dicke, die mit einem grünen 3M Logo bedruckt ist. Die Folien sind UL- und CSA-anerkannt.



- Das Etikettenmaterial (Polyester und Vinyl) und die Klebstoffe sind beständig gegen Hitze und bieten Klarheit und UV-Beständigkeit
- Der leistungsstarke Acrylat-Klebstoff 350 bietet eine hohe Scherfestigkeit auf Substraten mit geringer Oberflächenenergie (LSE)
- Die PE-beschichteten und Folienschutzabdeckungen ermöglichen eine effiziente Verarbeitung

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000041363	4533	3M™ Etikettenmaterialien für den Bogen- und Siebdruck SP4533, Milchig Weiß, 3 kg/Gebinde	4	Kanister
7100030822	SP-4533	3M™ Etikettenmaterialien für den Bogen- und Siebdruck SP4533, Milchig Weiß, 4 kg/Gebinde	4	Kanister
7000006835	7555T.1	3M™ Etikettenmaterialien für den Bogen- und Siebdruck SP7555, Transparent, 1 L	6	Kanister

A close-up photograph of a coiled black strap with a white border featuring the '3M Dual Lock' logo in red. The strap is resting on a grey metal surface. In the foreground, a pair of yellow-handled pliers is visible, along with a small metal fastener. The bottom right corner of the image is overlaid with a large orange triangle containing white text.

Wiederlösbare Befestigungssysteme

3M™ Dual Lock™ flexible Druckverschlüsse

Suchen Sie ein wiederlösbares Verbindungssystem mit hohen Festigkeiten, welches im Bedarfsfall immer wieder geöffnet und geschlossen werden kann?

Finden Sie das Produkt, das Sie benötigen, je nach Untergrund oder äußeren Bedingungen, mit denen Sie arbeiten.



Für flexible und biegsame Befestigungen

Die 3M™ Flexiblen Druckverschlüsse der SJ352x und SJ357x Serien bieten eine Alternative zu einer Vielzahl von wiederverschließbaren Befestigungsmethoden, einschließlich Reißverschlüssen, Schrauben, Druckknöpfen, Haken und mehr.



Für Polypropylen und Polyethylen

Die 3M™ Dual Lock™ Flexiblen Druckverschlüsse der SJ354x Serie eignen sich ideal zum Ersetzen von Schrauben, Nägeln, Druckknöpfen und Nieten. Sie wurde für den Einsatz mit Kunststoffen (Acryl, Polycarbonat und ABS), pulverbeschichteten Farben und Materialien mit geringer Oberflächenenergie (Polypropylen und Polyethylen) entwickelt. Für den Einsatz im Innenbereich.



Für Metalle und Kunststoffe

Die 3M™ Dual Lock™ Flexiblen Druckverschlüsse der SJ354x Serie eignen sich ideal zum Ersetzen von Schrauben, Nägeln, Druckknöpfen und Nieten. Sie wurde für den Einsatz mit Kunststoffen (Acryl, Polycarbonat und ABS), pulverbeschichteten Farben und Materialien mit geringer Oberflächenenergie (Polypropylen und Polyethylen) entwickelt. Für den Einsatz im Innenbereich.



Für transluzente Materialien

Der 3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3560 ist stark, zuverlässig und einfach zu verwenden. Ideal zum Ersetzen von Schrauben, Nägeln, Druckknöpfen und Nieten, haftet er auf einer Vielzahl von Substraten, einschließlich Metallen und Kunststoffen wie Acryl, Polycarbonat und ABS. Für den Innen- und Außenbereich.



Für pulverbeschichtete Farben

Die 3M™ Dual Lock™ Flexiblen Druckverschlüsse der SJ387x Familie wurden ebenfalls entwickelt, um Schrauben, Nägel, Druckknöpfe und Nieten zu ersetzen. Sie haften auf einer Vielzahl von Substraten, einschließlich Metallen, pulverbeschichteten Farben und Kunststoffen wie Acryl, Polycarbonat und ABS. Für den Innen- und Außenbereich.



Für dünne und flache Befestigungen

Der 3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ4570 zeichnet sich durch eine flache Befestigung aus. Er haftet gut auf einer Vielzahl von Substraten, einschließlich Metallen, pulverbeschichteten Farben und Kunststoffen wie Acryl, Polycarbonat und ABS. Für den Innen- und Außenbereich.



Klicken oder scannen
Sie den QR-Code

Wiederlösbare Befestigungssysteme

Hook & Loop

3M™ Hakenband SJ3526

Das 3M™ Hakenband SJ3526N ist unser leistungsstarkes PSA-Nylonhakenband mit einem Synthese-Kautschuk-Klebstoff und weißer Polypropylen-Schutzfolie. Es ist mit einem kräftigen Klebstoff ausgestattet, der auf den verschiedensten Oberflächen haftet, darunter vielen Kunststoffmaterialien mit geringer Oberflächenenergie und Pulverbeschichtungen. Zur Anwendung im Innenbereich konzipiert. Das geschlossene Kletttaftband hat eine Gesamtdicke von 4,4 mm.



- Leistungsstarker Synthese-Kautschuk-Klebstoff für Innenanwendungen, die eine mittlere Temperaturbeständigkeit erfordern
- Mit starkem Klebstoff, der auf den verschiedensten Oberflächen haftet
- Haltbares Nylongewebe ermöglicht Tausende von Verschlusszyklen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000002127	3526S15	3M™ Hakenband SJ3526, Schwarz, 15 mm x 45.7 m, 4.4 mm, Innenbereich	4	Rolle
7000002130	3526S25	3M™ Hakenband SJ3526, Schwarz, 25 mm x 45.7 m, 4.4 mm, Innenbereich	3	Rolle
7000029691	3526S50	3M™ Hakenband SJ3526, Schwarz, 50 mm x 45.7 m, 4.4 mm, Innenbereich	2	Rolle
7000029692	3526W15	3M™ Hakenband SJ3526, Weiß, 15 mm x 45.7 m, 4.4 mm, Innenbereich	4	Rolle
7000002132	3526W25	3M™ Hakenband SJ3526, Weiß, 25 mm x 45.7 m, 4.4 mm, Innenbereich	3	Rolle

3M™ Schlaufenband SJ3527

Das 3M™ Schlaufenband SJ3527N ist unser leistungsstarkes PSA-Nylonschlaufenband mit einem Synthese-Kautschuk-Klebstoff und weißer Polypropylen-Schutzfolie. Es ist mit einem kräftigen Klebstoff ausgestattet, der auf den verschiedensten Oberflächen haftet, darunter vielen Kunststoffmaterialien mit geringer Oberflächenenergie und Pulverbeschichtungen. Zur Anwendung im Innenbereich konzipiert ist das geschlossene Kletttaftband 4,4 mm dick.



- Ausgestattet mit einem leistungsstarken Synthese-Kautschuk-Klebstoff für Innenanwendungen, die eine mittlere Temperaturbeständigkeit erfordern
- Mit starkem Klebstoff, der auf den verschiedensten Oberflächen haftet
- Haltekraft für Tausende von Verschlusszyklen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000002128	3527S15	3M™ Schlaufenband SJ3527, Schwarz, 15 mm x 45.7 m, 4.4 mm, Innenbereich	4	Rolle
7000002133	3527S25	3M™ Schlaufenband SJ3527, Schwarz, 25 mm x 45.7 m, 4.4 mm, Innenbereich	3	Rolle
7000052220	3527S50	3M™ Schlaufenband SJ3527, Schwarz, 50 mm x 45.7 m, 4.4 mm, Innenbereich	2	Rolle
7000002131	3527W25	3M™ Schlaufenband SJ3527, Weiß, 25 mm x 45.7 m, 4.4 mm, Innenbereich	3	Rolle

Wiederlösbare Befestigungssysteme

3M™ Schlaufenband SJ3571

Das 3M™ Schlaufenband SJ3571 ist unser erstklassiges PSA-Nylonschlaufenband mit Acrylklebstoff und transparenter Polyethylen-Schutzfolie. Das geschlossene Kletttaftband ist 3,8 mm dick.

- Leistungsstarker Acrylklebstoff bietet Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen
- Haltekraft für Tausende von Verschlusszyklen
- Schnelle Befestigung hilft, Produktionszeit und Kosten zu sparen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000001961	3571S25	3M™ Schlaufenband SJ3571, Schwarz, 25 mm x 45.7 m, 3.8 mm, Aussenbreich	3	Rolle
7000051909	3571S50	3M™ Schlaufenband SJ3571, Schwarz, 50 mm x 45.7 m, 3.8 mm, Aussenbreich	2	Rolle
7000001972	3571W25	3M™ Schlaufenband SJ3571, Weiß, 25 mm x 45.7 m, 3.8 mm, Außenbereich	3	Rolle

3M™ Hakenband SJ3572

Das 3M™ Hakenband SJ3572 ist unser erstklassiges PSA-Nylonhakenband mit Acrylklebstoff und transparenter Polyethylen-Schutzfolie. Das geschlossene Kletttaftband ist 3,8 mm dick.

- Leistungsstarker Acrylklebstoff bietet Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen
- Haltekraft für Tausende von Verschlusszyklen
- Schnelle Befestigung hilft, Produktionszeit und Kosten zu sparen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000001962	3572S25	3M™ Hakenband SJ3572, Schwarz, 25 mm x 45.7 m, 3.8 mm, Aussenbreich	3	Rolle
7000051903	3572S50	3M™ Hakenband SJ3572, Schwarz, 50 mm x 45.7 m, 5.7 mm, Aussenbreich	2	Rolle
7000001973	3572W25	3M™ Hakenband SJ3572, Weiß, 25 mm x 45.7 m, 3.8 mm, Außenbereich	3	Rolle
7000051910	SJ3572	3M™ Hakenband SJ3572, Weiß, 50 mm x 45.7 m, 3.8 mm, Außenbereich	2	Rolle

3M™ Haken- und Schlaufenband SJ352B

Das Haken- und Schlaufenband besteht aus zwei selbstklebend mit Synthese-Kautschuk ausgerüsteten Komponenten, die dauerhaft zum Untergrund geklebt werden und deren Verbindung zueinander bei Bedarf mehrere tausendmal wiederverschließbar ist.

- Synthese-Kautschuk Klebstoff
- Für den Innenbereich
- Weiße Verbindung



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100123266	SJ352B/IPS	3M™ Haken- und Schlaufenband SJ352B, Schwarz, 25 mm x 1.25 m, 4.4 mm, Blister IPC	4	Rolle
7100123727	SJ352W/IPS	3M™ Haken- und Schlaufenband SJ352B, Weiß, 25 mm x 1.25 m, 4.4 mm, Blister IPC	4	Rolle

Wiederlösbare Befestigungssysteme

3M™ Haken- und Schlaufenband SJ352D

Das 3M™ Haken- und Schlaufenband SJ352D eignet sich für eine Reihe von Anwendungen in den unterschiedlichsten Industrien. Unser schnelles Befestigungsband hilft Ihnen dabei, Produktionszeit und Kosten zu sparen. In dieser Box enthalten sind jeweils 5 m der Haken- und Schlaufenbänder SJ3526N und SJ3527N.

- Ausgestattet mit einem leistungsstarken Synthese-Kautschuk-Klebstoff für Innenanwendungen, die eine mittlere Temperaturbeständigkeit erfordern
- Mit kräftigem Klebstoff, der auf verschiedensten Oberflächen haftet
- Haltekraft für Tausende von Verschlusszyklen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000070522	SJ352D	3M™ Haken- und Schlaufenband SJ352D, Schwarz, 25 mm x 5 m, 4,4 mm, Innenbereich, Spendebox	4	Stück

3M™ Schwer Entflammbares Schlaufenband SJ3418FR

Das schwer entflammable Schlaufenband 3M™ SJ3418FR ist ein Teil unserer Zweikomponenten-Befestigungslösung. Es bietet gleichbleibend starke Haltekraft für Tausende von Verschlusszyklen. Das Nylonschlaufenband besteht aus einem 3,8 mm dicken Gewebe und eignet sich durch die glatte Rückseite ideal zum Vernähen mit anderen Materialien. Passt zu SJ3419FR.

- Schlaufenband mit glatter Rückseite für das Vernähen mit anderen Materialien. Ersetzt Reißverschlüsse, Knöpfe, Schnappverschlüsse und Schnüre.
- Ermöglicht Tausende von Verschlusszyklen durch ein gewebtes Nylogedesign
- Die nach strengen Vorgaben getesteten Haken- und Schlaufenbänder widerstehen Flammen und extremer Hitze.



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000051776	SJ3418FR25	3M™ Schwer Entflammbares Schlaufenband SJ3418FR, Schwarz, 25,4 mm x 45,7 m, 3,6 mm	12	Rolle

3M™ Schwer Entflammbares Hakenband SJ3419FR

Das 3M™ schwer entflammable Hakenband SJ3419FR ist ein Teil unserer Zweikomponenten-Befestigungslösung. Es bietet gleichbleibend starke Haltekraft für Tausende von Verschlusszyklen. Das Nylonhakenband besteht aus einem 3,8 mm dicken Gewebe und eignet sich durch die glatte Rückseite ideal zum Vernähen mit anderen Materialien. Passt zu SJ3418FR.

- Hakenband mit glatter Rückseite für das Vernähen mit anderen Materialien. Ersetzt Reißverschlüsse, Knöpfe, Schnappverschlüsse und Schnüre.
- Ermöglicht Tausende von Verschlusszyklen durch ein gewebtes Nylogedesign
- Die nach strengen Vorgaben getesteten Haken- und Schlaufenbänder widerstehen Flammen und extremer Hitze.



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000051782	6341925B	3M™ Schwer Entflammbares Hakenband SJ3419FR, Schwarz, 25 mm x 45,7 m	12	Rolle

Wiederlösbare Befestigungssysteme

3M™ Schwer Entflammbares Schlaufenband SJ3518FR

Das 3M™ schwer entflammbare Schlaufenband SJ3518FR bietet Tausende von Verschlusszyklen. Unser Schlaufenband ist beständig, flammhemmend (erfüllt F.A.R. 25.853 Absatz (a) (1) (i) 60-Sekunden-Vertikalbrandtest) und verfügt über einen Synthese-Kautschuk-Klebstoff zur Klebung auf unterschiedlichen Materialien.



- Ausgestattet mit einem schwer entflammbaren Synthese-Kautschuk-Klebstoff zur Klebung verschiedenster Materialien
- Verfügt über Lebensdauer von Tausenden von Verschlusszyklen
- Streng getestet, um Flammen und extremer Hitze zu widerstehen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000052222	3518FR25	3M™ Schwer Entflammbares Schlaufenband SJ3518FR, Schwarz, 25 mm x 45.7 m, 3.6 mm, Innenbereich	3	Rolle

3M™ Hakenband SJ3519FR

Das 3M™ schwer entflammbare Hakenband SJ3519FR ist ein Teil der Zweikomponenten-Befestigungslösung. Es bietet gleichbleibend starke Haltekraft für Tausende von Verschlusszyklen. Dieses Nylongewebe-Schlaufenband verfügt über einen Synthese-Kautschuk-Klebstoff, ist flammhemmend und erfüllt F.A.R. 25.853 Absatz (a) (1) (i) 60-Sekunden-Vertikalbrandtest. Passt zu SJ3518FR.



- Ausgestattet mit einem schwer entflammbaren Synthese-Kautschuk-Klebstoff zur Klebung verschiedenster Materialien
- Verfügt über Lebensdauer von Tausenden von Verschlusszyklen
- Streng getestet, um Flammen und extremer Hitze zu widerstehen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000052226	3519FR25	3M™ Hakenband SJ3519FR, Schwer Entflammbar, Schwarz, 25 mm x 45.7 m, 3.6 mm, Innenbereich	3	Rolle

Wiederlösbare Befestigungssysteme

Dual Lock™

3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3440

Das 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3440 ist schwarz, besitzt 40 pilzförmige Köpfe pro cm² und ist im geschlossenen Zustand 4 mm dick. Die glatte Rückseite unseres flexiblen Druckverschlusses ist nicht mit Klebstoff beschichtet.



- Pilzförmige Köpfe, glatte Rückseite ohne Klebstoff
- Die Ausführung mit 40 Köpfen pro cm² ist kombinierbar mit Gegenstücken mit 26, 40 oder 62 Köpfen pro cm².
- Fünffache Zugfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Kletttaftbändern

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000001979	3440S25	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3440, Schwarz, 25 mm x 45,7 m, 4,1 mm, 40 Köpfe/cm², Außenbereich	2	Rolle

3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3541

Die glatte Rückseite des 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussbands SJ3541 verfügt über einen Synthese-Kautschuk-Klebstoff. Das schwarze Polypropylen-Druckverschlussband eignet sich zur Verklebung auf vielen Kunststoffmaterialien, pulverbeschichteten Oberflächen und anderen Materialien mit geringer Oberflächenenergie. Unser Druckverschlussband besitzt 62 pilzförmige Köpfe pro cm² und ist im geschlossenen Zustand 5,8 mm dick.



- Schwarzes Druckverschlussband mit pilzförmigen Köpfen und einem druckempfindlichen Synthese-Kautschuk-Klebstoff auf der Rückseite
- Die Ausführung mit 62 Köpfen pro cm² ist kombinierbar mit Gegenstücken mit 26 oder 40 Köpfen pro cm²; hörbares Einrasten
- Konzipiert zur Verklebung auf verschiedenen Kunststoffmaterialien, pulverbeschichteten Oberflächen und anderen Materialien mit geringer Oberflächenenergie

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100108767	SJ3541/12	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3541, Schwarz, 12 mm x 45,7 m, 5,7 mm, 62 Köpfe/cm², Innenbereich	4	Rolle
7100108765	SJ3541/19	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3541, Schwarz, 19 mm x 45,7 m, 5,7 mm, 62 Köpfe/cm², Innenbereich	24	Rolle
7100108754	SJ3541/25	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3541, Schwarz, 25 mm x 45,7 m, 5,7 mm, 62 Köpfe/cm², Innenbereich	2	Rolle
7100108764	SJ3541/50	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3541, Schwarz, 50 mm x 45,7 m, 5,7 mm, 62 Köpfe/cm², Innenbereich	3	Rolle

Wiederlösbare Befestigungssysteme

3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3542

Die glatte Rückseite des 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussbands SJ3542 verfügt über einen Synthese-Kautschuk-Klebstoff. Das schwarze Polypropylen-Druckverschlussband eignet sich zur Verklebung auf vielen Kunststoffmaterialien, pulverbeschichteten Oberflächen und anderen Materialien mit geringer Oberflächenenergie. Unser Druckverschlussband besitzt 26 pilzförmige Köpfe pro cm² und ist im geschlossenen Zustand 5,8 mm dick.



- Schwarzes Druckverschlussband mit pilzförmigen Köpfen und einem druckempfindlichen Synthese-Kautschuk-Klebstoff auf der Rückseite
- Die Ausführung mit 26 Köpfen pro cm² ist kombinierbar mit Gegenstücken mit 26, 40 oder 62 Köpfen pro cm²; hörbares Einrasten
- Konzipiert zur Verklebung auf verschiedenen Kunststoffmaterialien, pulverbeschichteten Oberflächen und anderen Materialien mit geringer Oberflächenenergie

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100108769	SJ3542/12	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3542, Schwarz, 12 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 26 Köpfe/cm², Innenbereich	4	Rolle
7100108756	SJ3542/25	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3542, Schwarz, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 26 Köpfe/cm², Innenbereich	2	Rolle

3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ354-Serie

Das 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3540 ist mit einem Synthese-Kautschuk-Klebstoff auf der glatten Rückseite des schwarzen Druckverschlusses versehen. Es ist geeignet zur Verklebung verschiedener Kunststoffmaterialien, pulverbeschichteter Oberflächen und anderer Materialien mit geringer Oberflächenenergie. Unser Druckverschlussband trägt 40 pilzförmige Köpfe pro cm² und ist im geschlossenen Zustand 5,8 mm dick.



- Schwarzes Druckverschlussband mit pilzförmigen Köpfen und einem druckempfindlichen Synthese-Kautschuk-Klebstoff auf der Rückseite
- Die Ausführung mit 40 Köpfen pro cm² ist kombinierbar mit Gegenstücken mit 26, 40 oder 62 Köpfen pro cm²; hörbares Einrasten
- Konzipiert zur Verklebung auf verschiedenen Kunststoffmaterialien, pulverbeschichteten Oberflächen und anderen Materialien mit geringer Oberflächenenergie

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000070523	SJ354D	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ354-Serie, SJ354D, Schwarz, 25 mm x 5 m, 5.7 mm, 40 Köpfe/cm², Innenbereich, Spendebox	4	Stück
7100108766	SJ3540/125	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ354-Serie, SJ3540, Schwarz, 12 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 40 Köpfe/cm², Innenbereich	4	Rolle
7100123339	SJ3540/IPS	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ354-Serie, SJ3540, Schwarz, 25 mm x 2.5 m, 40 Köpfe/cm², IPC	4	Rolle
7100108749	SJ3540/25	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ354-Serie, SJ3540, Schwarz, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 40 Köpfe/cm², Innenbereich	2	Rolle

Wiederlösbare Befestigungssysteme

3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3550CF

Der 3M™ Dual Lock™ flexible Druckverschluss SJ3550CF ist eine bequeme Alternative zu herkömmlichen Befestigungsmethoden, wie Schrauben, Muttern oder Bolzen. Er wurde entwickelt, um eine langlebige Druckverschlusslösung zu bieten, die sich mit einer Vielzahl von Substraten verbindet, darunter Metalle, Glas und Kunststoffe wie Acryl, Polycarbonat und ABS. Dieses Verschluss verleiht dem Klebstoff ein schwarzes Aussehen.

- Schwarze, ineinander greifende pilzförmige Köpfe (40 Stieldichte pro cm²) bieten eine starke, zuverlässige und dauerhafte Befestigung, die mehrfach geöffnet und geschlossen werden kann
- Passt zu den Stieldichten 26, Typ 40 oder Typ 62, um verschiedene Festigkeitskombinationen zu ermöglichen
- Transparentes Acrylat-Klebeband haftet gut auf einer Vielzahl von Substraten, darunter Metalle, Glas und Kunststoffe wie Acryl, Polycarbonat und ABS



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100279569	SJ3550CF_12.5X45.7	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3550CF, Schwarz, 12,5 mm x 45,7 m, 5,7 mm, 40 Köpfe/cm², Aussenbreich	12	Rolle
7100279337	SJ3550CF_19X45.7	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3550CF, Schwarz, 19 mm x 45,7 m, 5,7 mm, 40 Köpfe/cm², Aussenbreich	2	Rolle
7100279420	SJ3550CF_25X45.7	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3550CF, Schwarz, 25 mm x 45,7 m, 5,7 mm, 40 Köpfe/cm², Aussenbreich	2	Rolle
7100279570	SJ3550CF_50X45.7	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3550CF, Schwarz, 50 mm x 45,7 m, 5,7 mm, 40 Köpfe/cm², Aussenbreich	1	Rolle

3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3551CF

Der 3M™ Dual Lock™ flexible Druckverschluss SJ3551CF ist die bequeme Alternative zu herkömmlichen Befestigungsmethoden, wie Schrauben, Muttern oder Bolzen. Er wurde entwickelt, um eine langlebige Druckverschlusslösung zu bieten, die sich mit einer Vielzahl von Substraten verbindet, darunter Metalle, Glas und Kunststoffe wie Acryl, Polycarbonat und ABS. Dieses Verschluss verleiht dem Klebstoff ein schwarzes Aussehen.

- Schwarze, ineinander greifende pilzförmige Köpfe (62 Stieldichte pro cm²) bieten eine starke, zuverlässige und dauerhafte Befestigung, die mehrfach geöffnet und geschlossen werden kann
- Passt zu den Schaftdichten Typ 26 und Typ 40, um verschiedene Festigkeitskombinationen zu ermöglichen
- Transparentes Acrylat-Klebeband haftet gut auf einer Vielzahl von Substraten, darunter Metalle, Glas und Kunststoffe wie Acryl, Polycarbonat und ABS



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100279571	SJ3551CF_19X45.7	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3551CF, Schwarz, 19 mm x 45,7 m, 5,7 mm, 62 Köpfe/cm², Aussenbreich	2	Rolle
7100279572	SJ3551CF_25X45.7	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3551CF, Schwarz, 25 mm x 45,7 m, 5,7 mm, 62 Köpfe/cm², Aussenbreich	2	Rolle
7100279603	SJ3551CF_50X45.7	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3551CF, Schwarz, 50 mm x 45,7 m, 5,7 mm, 62 Köpfe/cm², Aussenbreich	3	Rolle

Wiederlösbare Befestigungssysteme

3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3552CF

Der 3M™ Dual Lock™ flexible Druckverschluss SJ3552CF ist eine bequeme Alternative zu herkömmlichen Befestigungsmethoden, wie Schrauben, Muttern oder Bolzen. Er wurde entwickelt, um eine langlebige Druckverschlusslösung zu bieten (die mehrfach geöffnet und geschlossen werden kann), die auf einer Vielzahl von Substraten wie Metallen und Kunststoffen wie Acryl, Polycarbonat und ABS haftet.



- Schwarze, ineinander greifende pilzförmige Köpfe (26 Stieldichte pro cm²) bieten eine starke, zuverlässige und dauerhafte Befestigung, die mehrfach geöffnet und geschlossen werden kann
- Passt zu den Stieldichten Typ 40 und Typ 62, um verschiedene Festigkeitskombinationen zu ermöglichen
- Transparentes, festes Klebeband auf Acrylbasis haftet gut auf einer Vielzahl von Substraten, darunter Metalle und Kunststoffe wie Acryl, Polycarbonat und ABS

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100279613	SJ3552CF_19X45.7	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3552CF, Schwarz, 19 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 26 Köpfe/cm², Aussenbreich	8	Rolle
7100279614	SJ3552CF_25X45.7	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3552CF, Schwarz, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 26 Köpfe/cm², Aussenbreich	2	Rolle

3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3560

Das 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3560 besteht aus transparentem Polypropylen. Die glatte Rückseite verfügt über einen klaren Acryklebstoff, auf der Oberseite befinden sich 40 Pilzköpfe pro cm² und im geschlossenen Zustand ist der flexible Druckverschluss 5,8 mm dick. Unser flexibler Druckverschluss bietet nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit.



- Transparenter, flexibler Druckverschluss mit pilzförmigen Köpfen auf der Oberseite und einem klaren, druckempfindlichen Acryklebstoff auf der Rückseite
- Die Ausführung mit 40 Köpfen pro cm² ist kombinierbar mit Gegenstücken mit 26, 40 oder 62 Köpfen pro cm².
- Fünffache Zugfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Kletthaftbändern

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100123340	SJ3560/IPS	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ356B, Transparent, 25 mm x 2.5 m, 5.7 mm, 40 Köpfe/cm², Einzeln verpackt	4	Rolle
7000070525	SJ356D	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ356D, Transparent, 25 mm x 5 m, 5.7 mm, 40 Köpfe/cm², Spendebox	4	Stück
7000062467	DL-HT	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3560, Transluzent, 19 mm x 100 mm, 5.7 mm, 40 Köpfe/cm², Innenbereich, Blister	30	Stück
7000051892	3560T12	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3560, Transparent, 12 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 40 Köpfe/cm², Außenbereich, Spendebox	4	Rolle
7000051893	3560T19	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3560, Transparent, 19 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 40 Köpfe/cm², Außenbereich	2	Rolle
7100017793	DLHSE	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3560, Transparent, 25 mm x 1.25 m, 5.7 mm, 40 Köpfe/cm², Außenbereich, Blister	20	Rolle
7000001960	3560T25	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3560, Transparent, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 40 Köpfe/cm², Außenbereich	2	Rolle
7000051894	3560T50	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3560, Transparent, 50 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 40 Köpfe/cm², Außenbereich	1	Rolle
7000049200	3560T152	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3560, Transparent, 152 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 40 Köpfe/cm², Außenbereich	1	Rolle

Wiederlösbare Befestigungssysteme

3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss TB3560

Das 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3560 besteht aus transparentem Polypropylen. Die glatte Rückseite verfügt über einen klaren Acrylklebstoff, auf der Oberseite befinden sich 40 Pilzköpfe pro cm² und im geschlossenen Zustand ist der flexible Druckverschluss 5,8 mm dick. Unser flexibler Druckverschluss bietet nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit.



- Transparenter, flexibler Druckverschluss mit pilzförmigen Köpfen auf der Oberseite und einem klaren, druckempfindlichen Acrylklebstoff auf der Rückseite
- Die Ausführung mit 40 Köpfen pro cm² ist kombinierbar mit Gegenstücken mit 26, 40 oder 62 Köpfen pro cm².
- Fünffache Zugfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Kletttaftbändern

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100020027	3560TB25	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss TB3560, Transluzent, 25 mm x 3 m, 5,7 mm, 40 Köpfe/cm², Aussenbreich	8	Beutel

3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3870

Das 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3870 besteht aus schwarzem Polypropylen mit einem modifizierten Acrylklebstoff auf der Rückseite. Unser Produkt eignet sich für verschiedenste Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Es ist im geschlossenen Zustand 6,1 mm dick und bietet eine lange Lebensdauer.



- Schwarzes Druckverschlussband mit pilzförmigen Köpfen und einem modifizierten, druckempfindlichen Acrylklebstoff auf der Rückseite
- Die Ausführung mit 40 Köpfen pro cm² ist kombinierbar mit Gegenstücken mit 26, 40 oder 62 Köpfen pro cm²; hörbares Einrasten
- Fünffache Zugfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Kletttaftbändern

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100214419	SJ387015.9	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3870, Schwarz, 15,9 mm x 41 m, 6,1 mm	2	Rolle
7100108753	SJ3870/19	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3870, Schwarz, 19 mm x 41 m, 6,1 mm, 40 Köpfe/cm², Außenbereich	8	Rolle
7100123347	SJ3870/IPS	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3870, Schwarz, 25 mm x 2,5 m, 6,1 mm, 40 Köpfe/cm², Blister	4	Rolle
7100108755	SJ3870/25	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3870, Schwarz, 25 mm x 41 m, 6,1 mm, 40 Köpfe/cm², Außenbereich, Blister	2	Rolle
7100108752	3870S50N	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3870, Schwarz, 50 mm x 41 m, 6,1 mm, 40 Köpfe/cm², Außenbereich	9	Rolle

Wiederlösbare Befestigungssysteme

3M™ Dual Lock™ Low Profile Flexibler Druckverschluss SJ4570

Der 3M™ Dual Lock™ flexible Druckverschluss mit dünner Verschlussdicke SJ4570 ist ein Druckverschluss aus transparentem Polypropylen mit einem modifizierten Acryklebstoff auf der Rückseite. Der modifizierte Acryklebstoff ermöglicht eine sehr gute Haftung auf Materialien mit geringer bis mittlerer Oberflächenenergie wie Metall, Glas, viele Kunststoffmaterialien und pulverbeschichtete Oberflächen. Im geschlossenen Zustand ist dieser flexible Druckverschluss nur 1,7 mm dick und somit halb so dick wie normale Dual Lock™ flexible Druckverschlüsse.



- Transparentes, flaches Druckverschlussband mit pilzförmigen Köpfen auf der Oberseite und einem klaren, druckempfindlichen Acryklebstoff für geringe Oberflächenenergie auf der Rückseite
- Dünner, selbstklebender Polyolefin-Druckverschluss – nur halb so dick wie normale Dual Lock™ flexible Druckverschlüsse
- 100 Öffnen-Schließen-Zyklen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000070534	SJ457D	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ457D, Schwarz, 25 mm x 5 m, 1,7 mm, 109 Köpfe/cm², Spendebox	4	Stück
7000052144	4570T15	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ4570, Transparent, 15 mm x 45,7 m, 1,7 mm, 110 Köpfe/cm², Innen- und Außenbereich	3	Rolle
7000002105	4570T25	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ4570, Transparent, 25 mm x 45,7 m, 1,7 mm, 110 Köpfe/cm², Innen- und Außenbereich	2	Rolle
7000052203	4570T50	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ4570, Transparent, 50 mm x 45,7 m, 1,7 mm, 110 Köpfe/cm², Innen- und Außenbereich	1	Rolle

3M™ Dual Lock™ Low Profile Flexibler Druckverschluss TB4570

Der 3M™ Dual Lock™ flexible Druckverschluss mit dünner Verschlussdicke TB4570 besteht aus transparentem Polypropylen. Die Rückseite ist mit einem modifizierten Acryklebstoff beschichtet. Der modifizierte Acryklebstoff ermöglicht eine sehr gute Haftung auf Materialien mit geringer bis mittlerer Oberflächenenergie wie Metall, Glas, viele Kunststoffmaterialien und pulverbeschichtete Oberflächen. Im geschlossenen Zustand ist der flexible Druckverschluss nur 1,7 mm dick und somit halb so dick wie normale Dual Lock™ Druckverschlüsse.



- Transparentes, flaches Druckverschlussband mit pilzförmigen Köpfen auf der Oberseite und einem klaren, druckempfindlichen Acryklebstoff für geringe Oberflächenenergie auf der Rückseite
- Dünner, selbstklebender Polyolefin-Druckverschluss – nur halb so dick wie normale Dual Lock™ flexible Druckverschlüsse
- 100 Öffnen-Schließen-Zyklen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000124799	4570TB25	3M™ Dual Lock™ Low Profile Flexibler Druckverschluss TB4570, Transparent, 25 mm x 3 m, 1,7 mm, 110 Köpfe/cm², Außenbereich	8	Beutel

■ Wiederlösbare Befestigungssysteme

3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ4580

Der 3M™ Dual Lock™ flexible Druckverschluss mit dünner Verschlussdicke SJ4580 besteht aus transparentem Polypropylen. Die glatte Rückseite ist mit einem klaren Acrylklebstoff beschichtet. Geschlossen ist der flexible Druckverschluss lediglich 2,8 mm dick.

- Transparentes, flaches Druckverschlussband mit pilzförmigen Köpfen auf der Oberseite und einem klaren, druckempfindlichen Acrylklebstoff für geringe Oberflächenenergie auf der Rückseite
- Dünner, selbstklebender Polyolefin-Druckverschluss – nur halb so dick wie normale Dual Lock™ flexible Druckverschlüsse
- 100 Öffnen-Schließen-Zyklen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000052205	4580T101	3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ4580, Transparent, 101 mm x 45,7 m, 2,8 mm, 110 Köpfe/cm², Innen- und Außenbereich	1	Rolle



Einseitige Klebebänder

3M™ Industrieklebebänder - Einseitig beschichtete Klebebänder für industrielle Anwendungen

Hersteller müssen sowohl während als auch nach der Herstellung von Produkten eine Vielzahl extremer Bedingungen bewältigen. Produktteile können aufgrund großer Hitze oder chemischer Einwirkungen beschädigt oder in ihrer Funktionalität eingeschränkt werden. Klebebänder können helfen, indem sie diese gefährdeten Teile schützen, abdecken oder halten. Doch welches Klebeband eignet sich am besten? Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, haben wir unsere einseitig beschichteten Industrieklebebänder nach den häufigsten Herausforderungen in der Fertigung gruppiert.



Temperaturen standhalten

Extreme Temperaturen können Schäden verursachen oder Nacharbeiten erforderlich machen. Mit Klebebändern von 3M erhalten Sie einen wirkungsvollen Schutz gegen extreme Hitze und Kälte.



Wetterbedingungen trotzen

Feuchtigkeit, Staub und UV-Strahlen verkürzen die Produktlebensdauer. 3M Klebebänder bieten eine defensive Barriere gegen Feuchtigkeit, Staub und UV-Strahlen.



Chemikalien widerstehen

Aggressive Chemikalien können Produktteile und Oberflächen beschädigen. Eine starke Abdichtung mit Klebebandlösungen von 3M schützt Oberflächen.



Reibung kontrollieren

Unregelmäßige Bewegungen von Maschinen oder Teilen können zu Produktionsverzögerungen führen. Finden Sie innovative Produkte für ein strapazierfähiges Design und bessere Kontrolle über Rutschfestigkeit und Griffigkeit.



Zuverlässiges Fixieren

Verhindern Sie, dass schwere oder wichtige Teile sich während des Transports bewegen und beschädigt werden. Erfahren Sie, wie Sie eine zuverlässige und sichere Befestigung erreichen können.



Geräusche reduzieren

3M liefert speziell konzipierte Produkte, um Geräusche und Verschleiß zu minimieren.



Klicken oder scannen
Sie den QR-Code

3M™ Abdeckklebebänder - Hier finden Sie das Klebeband, das Sie brauchen!

Wir bieten ein umfassendes Sortiment an industriellen Abdeckklebebändern mit unübertroffener Zuverlässigkeit. Von Abdeckklebebändern, die hohen Temperaturen standhalten, bis hin zu Abdeckklebebändern, die sich unter UV-Bedingungen sauber entfernen lassen, können Sie darauf vertrauen, dass 3M Ihnen hilft, Ihre Arbeit einwandfrei zu erledigen.



Allgemeines Abdecken

Kostengünstiges Krepppapier-Abdeckklebeband zum Halten, Bündeln, Abdichten und für andere unkritische Arbeiten.

- 3M™ Allzweck Abdeckklebeband 101E
- 3M™ Allzweck Abdeckklebeband 201E



Industrielle Lackierprozesse

Entwickelt für industrielle Lackmaskierungsanwendungen. Die Temperaturbeständigkeit ermöglicht das Trocknen an der Luft und das Aushärten im Ofen des Lackes.

- 3M™ Universal Abdeckklebeband 301E
- 3M™ Performance Abdeckklebeband 401E
- Scotch® Super UV-Abdeckklebeband 244
- 3M™ Aqua Washi Malerabdeckband 2899



Abdecken von Farbkanten

Abdeckklebebänder für hervorragende feine Farbtrennung, für scharfe Lackkanten.

- Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4737TL
- Scotch® Hochleistungsabdeckklebeband 4735
- Scotch® Farblinienband 218



Abdecken bei hohen Temperaturen

Entwickelt für anspruchsvolle Lackmaskierungsanwendungen in den Bereichen Automobil, Spezialfahrzeuge und Industrie, bei denen eine ausgezeichnete Haftung und hohe Temperaturbeständigkeit erforderlich sind.

- 3M™ Hochtemperatur Abdeckklebeband 501E



Kreppklebebänder

Diese Produktgruppe bietet eine gute Haftung in einem weiten Temperaturbereich. Das strapazierfähige Trägerpapier bietet hohe Festigkeit für Spleißen und Metallschutzanwendungen. Das Klebeband hat eine hohe Klebkraft, welche eine schnelle Haftung ermöglicht. Es kann auf einer Vielzahl von Papierunterlagen haften und lässt sich sauber von Metallen entfernen, wenn es zum Schutz verwendet wird.

- 3M™ Abdeckklebeband 2517
- 3M™ Kreppklebeband 2525



Klicken oder scannen
Sie den QR-Code

3M™ Gewebeklebebander: Hier finden Sie das passende Klebeband!

Mit Gewebeklebebandern lassen sich alle Arten von Projekten – von vorübergehenden Befestigungen bis hin zu Reparaturen im Innen- und Außenbereich – schnell und effektiv durchführen. Sie sind eine universelle Lösung für eine Vielzahl von Aufgaben und schnellen Reparaturen. 3M bietet ein umfassendes Sortiment an Gewebeklebebandern für Aufgaben jeglicher Art an, von einfachen Reparaturen im Haushalt bis hin zu professionellen Wartungs- und Reparaturanwendungen.

Sie sind anpassungsfähig, halten sicher und lassen sich leicht von der Rolle abreißen. Manche sind auch witterungsbeständig, um den schädlichen Auswirkungen von Sonnenlicht und Feuchtigkeit standzuhalten.



Allzweck-Gewebeklebeband

Für allgemeine Wartungsarbeiten, Bündelung, Umwicklung, Befestigung, Abdichtung und Schutz. Anpassungsfähig mit sofortiger Haftung. Gute Zugfestigkeit für leichte Anwendungen.

- 3M™ Allzweck-Gewebeklebeband DT8
- 3M™ Vinyl-Gewebeklebeband 3903i



Spezialgewebeklebeband

Für allgemeine Wartungsarbeiten, Bündelung, Umwicklung, Befestigung, Abdichtung und Schutz. Anpassungsfähig mit sofortiger Haftung. Gute Zugfestigkeit für leichte Anwendungen.


- 3M™ Performance Plus Gewebeklebeband 8979



Hoch belastbares Gewebeklebeband

Entwickelt für den Einsatz in anspruchsvollen Industrie- und MRO-Anwendungen. Vielseitigkeit mit hoher Haltekraft. Für unregelmäßige, schwer zu klebende Oberflächen.

- 3M™ Schwerlast-Gewebeklebeband DT11
- 3M™ Gewebeklebeband 389



Hochleistungs-Gewebeklebeband

Entwickelt für maximale Festigkeit und als langlebige Lösung für stark beanspruchte Anwendungen. Superdick für extrem hohe Aufgaben. Die ultradicke, wasserabweisende Rückseite widersteht Verschleiß und Abrieb.

- 3M™ Super Gewebeklebeband DT17



Klicken oder scannen
Sie den QR-Code

Einseitige Klebebänder

Vinyl-Klebebänder

3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971

Das 3M™ Langlebige Bodenmarkierungsband 971 besteht aus einem Vinyl-Trägermaterial für schwere Lasten mit Gummiklebstoff. Das strapazierfähige, langlebige Trägermaterial hält der Belastung durch Paletten und hohem Gabelstaplerverkehr stand und lässt sich rückstandsfrei ablösen. Dieses Klebeband ist für eine zuverlässige Bodenmarkierung ausgelegt, kann aber auch nach mehreren Jahren noch rückstandsfrei und in einem Stück vom Boden abgezogen werden.



- **LANGLEBIGE KONSTRUKTION:** Vinyl-Trägermaterial für Schwerlasten ist ideal für Bereiche mit stärkster Beanspruchung
- **RÜCKSTANDSFREIES ABLÖSEN:** Einzigartiger Gummiklebstoff sorgt für eine starke Haftung und ermöglicht dennoch ein Ablösen ohne Rückstände
- **MARKIEREN SIE IHREN WEG MIT KLEBEBAND:** Ohne Schutzpapier für einfaches Anbringen per Hand oder mit dem 3M™ Applikator für Bodenmarkierungen M1.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100166842	971G10133	3M™ Extra Starkes Bodenmarkierungsband 971, Grün, 102 mm x 33 m, 0.81 mm	1	Rolle
7100253141	971B50IW	3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971, Blau, 50.8 mm x 32.9 m, 0.43 mm, Einzeln verpackt zur bequemen Entnahme	6	Rolle
7100253517	971B76	3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971, Blau, 76.2 mm x 32.9 m, 0.43 mm	4	Rolle
7100254036	971B101IW	3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971, Blau, 101.6 mm x 32.9 m, 0.43 mm, Einzeln verpackt zur bequemen Entnahme	3	Rolle
7100249185	971Y50IW	3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971, Gelb, 50.8 mm x 32.9 m, 0.43 mm, Einzeln verpackt zur bequemen Entnahme	6	Rolle
7100253513	971Y76IW	3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971, Gelb, 76.2 mm x 32.9 m, 0.43 mm, Einzeln verpackt zur bequemen Entnahme	4	Rolle
7100253142	971Y101IW	3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971, Gelb, 101.6 mm x 32.9 m, 0.43 mm, Einzeln verpackt zur bequemen Entnahme	3	Rolle
7100254034	971G50IW	3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971, Grün, 50.8 mm x 32.9 m, 0.43 mm, Einzeln verpackt zur bequemen Entnahme	6	Rolle
7100254037	971G76IW	3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971, Grün, 75 mm x 33 m, 0.24 mm	4	Rolle
7100254033	971G101IW	3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971, Grün, 102 mm x 33 m, 0.24 mm	3	Rolle
7100260621	971O50IW	3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971, Orange, 50.8 mm x 32.9 m, 0.43 mm, Einzeln verpackt zur bequemen Entnahme	6	Rolle
7100259699	971R50IW	3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971, Rot, 50.8 mm x 32.9 m, 0.43 mm, Einzeln verpackt zur bequemen Entnahme	6	Rolle
7100260624	971R76IW	3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971, Rot, 75 mm x 33 m, 0.24 mm	4	Rolle
7100259700	971R101IW	3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971, Rot, 102 mm x 33 m, 0.24 mm	3	Rolle
7100251995	971W50IW	3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971, Weiß, 50.8 mm x 32.9 m, 0.43 mm, Einzeln verpackt zur bequemen Entnahme	6	Rolle
7100251992	971W76IW	3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971, Weiß, 76.2 mm x 32.9 m, 0.43 mm, Einzeln verpackt zur bequemen Entnahme	4	Rolle
7100251993	971W101IW	3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971, Weiß, 102 mm x 33 m, 0.24 mm	3	Rolle

Einseitige Klebebänder

3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971L

Das 3M™ Extra Starkes Bodenmarkierungsband 971L besteht aus einem Vinylträger mit einem Gummiklebstoff und einer Papierabdeckung. Der robuste, dicke Vinylträger widersteht dem Schleifen von Paletten und starkem Gabelstaplerverkehr. Dieses Band ist für eine langfristige Bodenmarkierung ausgelegt und lässt sich dennoch sauber und in einem Stück wieder ablösen.



- Strapazierfähiger Vinylträger mit Gummiklebstoff für stark beanspruchte Bereiche
- Das Trägermaterial behält seine lebendige Farbe, selbst wenn es starkem Abrieb durch Paletten oder schwere Geräte wie Gabelstapler ausgesetzt ist.
- Einzigartiger Klebstoff sorgt für eine starke Verbindung und ermöglicht dennoch ein sauberes Entfernen aus einem Stück

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100259598	971LB609	3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971L, Blau, 609.6 mm x 32.9 m, 0.43 mm	1	Rolle
7100248469	971LY609	3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971L, Gelb, 609.6 mm x 32.9 m, 0.43 mm	1	Rolle
7100259749	971LG609	3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971L, Grün, 609.6 mm x 32.9 m, 0.43 mm	1	Rolle
7100260619	971LO609	3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971L, Orange, 609.6 mm x 32.9 m, 0.43 mm	1	Rolle
7100259750	971LR609	3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971L, Rot, 609.6 mm x 32.9 m, 0.43 mm	1	Rolle
7100248651	971LW609	3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971L, Weiß, 609.6 mm x 32.9 m, 0.43 mm	1	Rolle

3M™ Weich-PVC-Klebeband 471

Das 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 wird häufig zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen, zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen, Dekorleisten und mehr verwendet. Dieses vielseitige Klebeband verfügt über ein Weich-PVC-Träger mit Gummi-Harz-Klebstoff. Es hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung stand und ist dadurch sehr langlebig.



- Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit, schnelles und einfaches Anbringen auf unterschiedlichsten Oberflächen
- Resistent gegen viele Lösungsmittel
- In verschiedenen Farben lieferbar (Gelb, Weiß, Rot, Schwarz, Grün, Orange und Blau)

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000048402	471BR50	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Braun, 50 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rolle
7000047455	471R101	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Rot, 102 mm x 33 m, 0.14 mm	8	Rolle
7000047460	471S101	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Schwarz, 102 mm x 33 m, 0.14 mm	8	Rolle
7000048524	471BL6	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Blau, 6 mm x 33 m, 0.14 mm	144	Rolle
7100049359	471B9IW	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Blau, 9 mm x 33 m, 0.14 mm, einzelverpackt	96	Rolle
7000048710	471BL9	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Blau, 9.5 mm x 33 m, 0.14 mm	96	Rolle
7100044170	471B12IW	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Blau, 12 mm x 32 m, 0.14 mm, einzelverpackt	12	Rolle
7000047461	471BL12	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Blau, 12 mm x 33 m, 0.14 mm	72	Rolle
7000070322	471BL15	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Blau, 16 mm x 33 m, 0.14 mm	60	Rolle
7000047462	471BL19	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Blau, 19 mm x 33 m, 0.14 mm	48	Rolle
7000047463	471BL25	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Blau, 25 mm x 33 m, 0.14 mm	36	Rolle
7000048380	471BL38	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Blau, 38 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rolle
7000028851	471BL50	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Blau, 50 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rolle
7100044656	471BL50IW	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Blau, 50 mm x 33 m, 0.14 mm, einzelverpackt	24	Rolle
7100260160	471B50IW	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Blau, 50 mm x 33 m, einzelverpackt	12	Rolle
7000048775	471G933	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Gelb, 9.5 mm x 33 m, 0.14 mm	96	Rolle

Einseitige Klebebänder

3M™ Weich-PVC-Klebeband 471

Das 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 wird häufig zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen, zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen, Dekorleisten und mehr verwendet. Dieses vielseitige Klebeband verfügt über ein Weich-PVC-Träger mit Gummi-Harz-Klebstoff. Es hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung stand und ist dadurch sehr langlebig.



- Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit, schnelles und einfaches Anbringen auf unterschiedlichsten Oberflächen
- Resistent gegen viele Lösungsmittel
- In verschiedenen Farben lieferbar (Gelb, Weiß, Rot, Schwarz, Grün, Orange und Blau)

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100260484	471Y9	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Gelb, 9,5 mm x 33, 0,14 mm	96	Rolle
7100260584	471Y12	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Gelb, 12 mm x 33 m, 0,13 mm	72	Rolle
7100044646	471G12	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Gelb, 12 mm x 33 m, 0,14 mm	72	Rolle
7100260582	471Y12IW	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Gelb, 12,7 mm x 33 m, 0,13 mm, einzelverpackt	72	Rolle
7000047467	471G19	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Gelb, 19 mm x 33 m, 0,14 mm	1	Rolle
7100260585	471Y19	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Gelb, 19 mm x 33 m, 0,14 mm	48	Rolle
7000047468	471G25	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Gelb, 25 mm x 33 m, 0,14 mm	36	Rolle
7100260586	471Y25	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Gelb, 25 mm x 33 m, 0,14 mm	36	Rolle
7100260569	471Y25IW	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Gelb, 25 mm x 33 m, 0,14 mm, einzelverpackt	36	Rolle
7000047469	471G38	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Gelb, 38 mm x 33 m, 0,14 mm	24	Rolle
7100260587	471Y38	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Gelb, 38 mm x 33 m, 0,14 mm	24	Rolle
7000028852	471G50	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Gelb, 50 mm x 33 m, 0,14 mm	24	Rolle
7100044478	471G50IW	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Gelb, 50 mm x 33 m, 0,14 mm, einzelverpackt	24	Rolle
7100260283	471Y50IW	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Gelb, 50 mm x 33 m, 0,14 mm, einzelverpackt	12	Rolle
7100260588	471Y76	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Gelb, 76 mm x 33 m, 0,14 mm	60	Rolle
7100260694	471Y100N	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Gelb, 101 mm x 33 m, 0,14 mm	8	Rolle
7100260597	471GR12	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Grün, 12,7 mm x 33 m, 0,14 mm	72	Rolle
7100260472	471G25N	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Grün, 25 mm x 33 m, 0,14 mm	36	Rolle
7000028855	471GR50	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Grün, 50 mm x 33 m, 0,14 mm	24	Rolle
7100044652	471GR50IW	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Grün, 50 mm x 33 m, 0,14 mm, einzelverpackt	24	Rolle
7100260162	471GR50IW	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Grün, 50 mm x 33 m, einzelverpackt	12	Rolle
7100071665	471G1219	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Grün, 1219 mm x 33m, 0,14 mm	1	Rolle
7000028854	471O50	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Orange, 50 mm x 33 m, 0,14 mm	24	Rolle
7000047450	471R9	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Rot, 9 mm x 33 m, 0,14 mm	96	Rolle
7100261524	471R9	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Rot, 9,5 mm x 33, 0,14 mm	96	Rolle
7000047451	471R12	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Rot, 12 mm x 33 m, 0,14 mm	72	Rolle
7100260301	471R12IW	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Rot, 12 mm x 33 m, 0,14 mm, einzelverpackt	72	Rolle
7100260581	471R12N	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Rot, 12,7 mm x 33 m, 0,14 mm	72	Rolle
7000047452	471R19	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Rot, 19 mm x 33 m, 0,14 mm	48	Rolle
7100260577	471R19	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Rot, 19 mm x 33 m, 0,14 mm	48	Rolle
7000047453	471R25	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Rot, 25 mm x 33 m, 0,14 mm	36	Rolle
7100260579	471R25N	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Rot, 25 mm x 33 m, 0,14 mm	36	Rolle
7000047454	471R38	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Rot, 38 mm x 33 m, 0,14 mm	24	Rolle
7100260592	471R38	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Rot, 38,1 mm x 33 m, 0,14 mm	24	Rolle
7000028850	471R50	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Rot, 50 mm x 33 m, 0,14 mm	24	Rolle

Einseitige Klebebänder

3M™ Weich-PVC-Klebeband 471

Das 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 wird häufig zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen, zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen, Dekorleisten und mehr verwendet. Dieses vielseitige Klebeband verfügt über ein Weich-PVC-Träger mit Gummi-Harz-Klebstoff. Es hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung stand und ist dadurch sehr langlebig.



- Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit, schnelles und einfaches Anbringen auf unterschiedlichsten Oberflächen
- Resistent gegen viele Lösungsmittel
- In verschiedenen Farben lieferbar (Gelb, Weiß, Rot, Schwarz, Grün, Orange und Blau)

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100044655	471R50IW	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Rot, 50 mm x 33 m, 0.14 mm, einzelverpackt	24	Rolle
7100260125	471R50IW	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Rot, 50 mm x 33 m, 0.14 mm, einzelverpackt	12	Rolle
7100260593	471R101	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Rot, 101 mm x 33 m, 0.14 mm	32	Rolle
7000047456	471S12	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Schwarz, 12 mm x 33 m, 0.14 mm	72	Rolle
7100260595	471S12	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Schwarz, 12 mm x 33 m, 0.14 mm	72	Rolle
7100260596	471BK19	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Schwarz, 19 mm x 33 m, 0.14 mm	48	Rolle
7000047458	471S25	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Schwarz, 25 mm x 33 m, 0.14 mm	36	Rolle
7100044640	471S2533	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Schwarz, 25 mm x 33 m, 0.14 mm	36	Rolle
7100260302	471B25	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Schwarz, 25 mm x 33 m, 0.14 mm	36	Rolle
7100260578	471BK25	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Schwarz, 25 mm x 33 m, 0.14 mm, einzelverpackt	36	Rolle
7000048401	471S50	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Schwarz, 50 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rolle
7100044330	471S50IW	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Schwarz, 50 mm x 33 m, 0.14 mm, einzelverpackt	24	Rolle
7100260161	471BK50IW	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Schwarz, 50 mm x 33 m, 0.14 mm, einzelverpackt	12	Rolle
7100260571	471S101	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Schwarz, 101 mm x 33 m, 0.14 mm	32	Rolle
7100260695	471G25	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Weiß, 12.7 mm x 33 m, 0.14 mm	72	Rolle
7000047473	471W19	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Weiß, 19 mm x 33 m, 0.14 mm	48	Rolle
7100260855	471W19	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Weiß, 19 mm x 33 m, 0.14 mm	48	Rolle
7000047474	471W25	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Weiß, 25 mm x 33 m, 0.14 mm	36	Rolle
7100260696	471W25	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Weiß, 25 mm x 33 m, 0.14 mm	36	Rolle
7000047475	471W38	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Weiß, 38 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rolle
7100260697	471W38	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Weiß, 38 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rolle
7000028853	471W50	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Weiß, 50 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rolle
7100044650	471W50IW	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Weiß, 50 mm x 33 m, 0.14 mm, einzelverpackt	24	Rolle
7100260598	471W50IW	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Weiß, 50 mm x 33 m, 0.14 mm, einzelverpackt	12	Rolle
7100260698	471W100	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Weiß, 101 mm x 33 m, 0.14 mm	8	Rolle
7000047477	471G12	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Grün, 12 mm x 33 m, 0.14 mm	72	Rolle

Einseitige Klebebänder

3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 Transparent

Das 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 wird häufig zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen, zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen, Dekorleisten und mehr verwendet. Dieses vielseitige Klebeband verfügt über ein Weich-PVC-Träger mit Gummi-Harz-Klebstoff. Es hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung stand und ist dadurch sehr langlebig.



- Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit, schnelles und einfaches Anbringen auf unterschiedlichsten Oberflächen
- Resistent gegen viele Lösungsmittel
- In verschiedenen Farben lieferbar (Gelb, Weiß, Rot, Schwarz, Grün, Orange und Blau)

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100044331	471T5033	3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Transparent, 50 mm x 33 m, 0.14 mm, einzelverpackt	24	Rolle

3M™ Gefahrenmarkierungsband 5702

3M™ Gefahrenmarkierungsband 5702 bietet sich an, um Gefahrenzonen und hervorstehenden Ecken und Kanten zu markieren, unter anderem in Fertigungsanlagen, Lagerhäusern etc. Auf dem PVC-Trägermaterial des Klebebandes sind gut erkennbare gelbe und schwarze diagonale Streifen aufgebracht. Es eignet sich daher für Warnmarkierung.



- Lässt sich durch seine hohe Flexibilität und Dehnbarkeit gut auf mehrdimensional geformten Oberflächen anwenden.
- Abrieb-, scheuer-, feuchtigkeits- und witterungsbeständig für eine lange Lebensdauer
- Zum Kennzeichnen und Markieren von Unfall- und Gefahrenschwerpunkten geeignet

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100260282	5702BY50IW	3M™ Gefahrenmarkierungsband 5702, Gelb/Schwarz, 50 mm x 33 m, Einzeln praktisch verpackt	12	Rolle
7000017005	57025033	3M™ Gefahrenmarkierungsband 5702, Schwarz/Gelb, 50 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rolle
7000048387	5702101	3M™ Gefahrenmarkierungsband 5702, Schwarz/Gelb, 102 mm x 33 m, 0.14 mm	8	Rolle

Einseitige Klebebänder

3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764

3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i kann für nicht-kritische Einsatzbereiche verwendet werden, u. a. Farbmarkierungen und Bündelungen. Das korrosionsbeständige, flexible PVC-Klebeband ist ideal dazu geeignet, Teile, Geräte und Produkte vor Abrieb zu schützen.



- Produkte bündeln, Teile bündeln, Bauteile und Maschinen zeitweilig markieren und vieles mehr
- Lang anhaltende Farbbrillanz
- Kann von Hand oder mit einem Bodenabroller angebracht werden

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000048921	764B5033	3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764, Blau, 50 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rolle
7100260288	764IBL50IW	3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764, Blau, 50 mm x 33 m, 0.13 mm, Einzeln verpackt	12	Rolle
7000144706	764GE50	3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764, Gelb, 50 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rolle
7100260285	764IYL50IW	3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764, Gelb, 50 mm x 33 m, 0.13 mm, Einzeln verpackt	12	Rolle
7000048913	764IY124433	3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764, Gelb, 1245 mm x 33 m, 0.13 mm	3	Rolle
7000048918	764GR50	3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764, Grau, 50 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rolle
7000144708	764G5033	3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764, Grün, 50 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rolle
7100260280	764IG50IW	3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764, Grün, 50 mm x 33 m, 0.13 mm, Einzeln verpackt	12	Rolle
7000048919	764IGR124433	3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764, Grün, 1245 mm x 33 mm, 0.13 mm	3	Rolle
7000048923	764O50	3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764, Orange, 50 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rolle
7100260281	764IO50IW	3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764, Orange, 50 mm x 33 m, 0.13 mm, Einzeln verpackt	12	Rolle
7000048924	764R5033	3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764, Rot, 50 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rolle
7100260287	764IR50IW	3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764, Rot, 50 mm x 33 m, 0.13 mm, Einzeln verpackt	12	Rolle
7000048915	764R1245	3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764, Rot, 1245 mm x 33 m, 0.13 mm	3	Rolle
7000048917	764S50	3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764, Schwarz, 50 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rolle
7100260600	764IBK50IW	3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764, Schwarz, 50 mm x 33 m, 0.13 mm, Einzeln verpackt	12	Rolle
7000144707	764W5033	3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764, Weiß, 50 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rolle
7100260286	764IW50IW	3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764, Weiß, 50 mm x 33 m, 0.13 mm, Einzeln verpackt	12	Rolle
7000096405	764W1250	3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764, Weiß, 1250 mm x 33 m, 0.13 mm	3	Rolle
7000096407	764W1250	3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764, Weiß, 1250 mm x 33 m, 0.13 mm	3	Rolle

3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764, Transparent

3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i kann für nicht-kritische Einsatzbereiche verwendet werden, u. a. Farbmarkierungen und Bündelungen. Das korrosionsbeständige, flexible PVC-Klebeband ist ideal dazu geeignet, Teile, Geräte und Produkte vor Abrieb zu schützen.

- Produkte bündeln, Teile bündeln, Bauteile und Maschinen zeitweilig markieren und vieles mehr
- Lang anhaltende Farbbrillanz
- Kann von Hand oder mit einem Bodenabroller angebracht werden

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000048914	764T5033	3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764, Transparent, 50 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rolle

Einseitige Klebebänder

3M™ Gefahrenmarkierungsband 766i

Das 3M™ Gefahrenmarkierungsband 766i ist ein schwarz-gelb-gestreiftes Klebeband zur Kennzeichnung von Gefahrstellen und Materialstellplätzen. Dieses Klebeband wird zum Markieren von Gefahrenzonen und hervorstehenden Ecken und Kanten, unter anderem in Fertigungsanlagen, Lagerhäusern etc., verwendet.

- Abriebfestigkeit
- Dehnbarkeit
- Farbqualität



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100015263	766SG50	3M™ Gefahrenmarkierungsband 766i, Gelb/Schwarz, 50 mm x 33 m	24	Rolle
7100260599	766IYB50IW	3M™ Gefahrenmarkierungsband 766i, Gelb/Schwarz, 50 mm x 33 m, einzelverpackt	12	Rolle
7000096408	724746	3M™ Gefahrenmarkierungsband 766i, Gelb/Schwarz, 1168 mm x 33 m	3	Rolle

3M™ Gefahrenwarnmarkierungsband 767i

Das 3M™ Gefahrenwarnmarkierungsband 767i ist ein rot-weiß-gestreiftes Klebeband zur Kennzeichnung von Gefahrstellen und Materialstellplätzen. Dieses Klebeband wird zum Markieren von Gefahrenzonen und hervorstehenden Ecken und Kanten, unter anderem in Fertigungsanlagen, Lagerhäusern etc., verwendet.

- Abriebfestigkeit
- Dehnbarkeit
- Farbqualität



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100015266	767RW50	3M™ Gefahrenwarnmarkierungsband 767i, Rot/Weiß, 50 mm x 33 m	24	Rolle
7100260284	767IRW50IW	3M™ Gefahrenwarnmarkierungsband 767i, Rot/Weiß, 50 mm x 33 m, einzelverpackt	12	Rolle

3M™ Weich-PVC-Klebeband 472

3M™ Weich-PVC-Klebeband 472 kombiniert einen 0.26 mm dicken Träger, dessen hohe Abriebfestigkeit mit der inhärenten Anpassungsfähigkeit eines PVCs kombiniert. 472 wurde mit einzigartigen Stretcheigenschaften entwickelt und passt sich 3-dimensional geformten, gekrümmten und konvexen Oberflächen an, während es gedehnt bleibt und nach dem Auftragen nicht angehoben wird. Der Gummi-Harz-Klebstoff haftet aggressiv auf einer Vielzahl von Oberflächen und behält seine Haftung über einen langen Zeitraum, auch bis zu einem Jahr im Außenbereich.

- Das dicke Trägermaterial sorgt für robusten Schutz und verbesserte Abriebfestigkeit
- Der aggressive Kautschuk-Klebstoff haftet dauerhaft auf verschiedenen Oberflächen, auch bei Anwendungen im Außenbereich
- Durch das anpassungsfähige Trägermaterial eignet sich das PVC-Klebeband ideal für gekrümmte und unregelmäßige Oberflächen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000048404	4725033	3M™ Weich-PVC-Klebeband 472, Schwarz, 51 mm x 33 m, 0.26 mm	24	Rolle

Einseitige Klebebänder

3M™ Weich-PVC Klebeband 471+

Das 3M™ Scotch® Klebeband 471+ ist ein blaues PVC-Farblinienband, das für hochwertige Lackierarbeiten verwendet wird.



- Dünnes, hochflexibles besonders dehn- und anschmiegsames Vinylband
- Im Innenbereich bis zu 7 Tage rückstandsfrei entfernbar
- Temperaturbeständig bis 70 °C

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100055258	471PL3	3M™ PVC-Klebeband 471+, Indigo, 3 mm x 32 m, 0.14 mm, einzelverpackt	12	Rolle
7100055835	471PL6	3M™ PVC-Klebeband 471+, Indigo, 6 mm x 32 m, 0.14 mm, einzelverpackt	12	Rolle
7100057037	471PL9	3M™ PVC-Klebeband 471+, Indigo, 9 mm x 32 m, 0.14 mm, einzelverpackt	12	Rolle
7100056217	471PL12	3M™ PVC-Klebeband 471+, Indigo, 12 mm x 32 m, 0.14 mm, einzelverpackt	12	Rolle
7100055259	471PL19	3M™ PVC-Klebeband 471+, Indigo, 19 mm x 32 m, 0.14 mm, einzelverpackt	12	Rolle

3M™ Galvanikklebeband 470

Ein schwach-gelbes PVC-Klebeband für Abdeckzwecke beim Galvanisieren.

- Hervorragende Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien, die beim Galvanisieren und Eloxieren typischerweise zum Einsatz kommen
- Beständig gegen die meisten Lösemittel, verwendbar bei Temperaturen bis 250°F/121°C
- Abriebfest, feuchtigkeitsbeständig und verschleißfest und daher für raue Arbeitsbedingungen geeignet



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7010292805	4701220	3M™ Galvanikklebeband 470, Beige, 1219mm x 33m, 0.18 mm	1	Rolle
7000001178	4702533	3M™ Galvanikklebeband 470, Hellbraun, 25 mm x 33 m, 0.18 mm	36	Rolle
7000028889	4705033	3M™ Galvanikklebeband 470, Hellbraun, 51 mm x 33 m, 0.18 mm	24	Rolle

Einseitige Klebebänder

Metall-Klebebänder

3M™ Aluminiumklebeband 425

Das 3M™ Aluminiumklebeband 425 eignet sich für zahlreiche Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen. Dieses anschiessame Klebeband aus einem Weich-Aluminiumträger verfügt über einen druckempfindlichen Acrylat-Klebstoff.



- Thermisch leitfähig. Es kann somit die Effizienz von Heizung und Kühlung erhöhen und temperaturempfindliche Materialien schützen
- Beständig gegenüber vielen Chemikalien, um so Oberflächen beim Abbeizen und anderen chemischen Bearbeitungsvorgängen zu schützen
- Der besondere Acrylat-Klebstoff sorgt für lange Haltbarkeit, lässt sich nach dem Maskieren weitestgehend rückstandsfrei entfernen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100053636	4251955	3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 19 mm x 55 m, 0.12 mm	48	Rolle
7100059421	4252550	3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 25 mm x 55 m, 0.12 mm	36	Rolle
7100053595	4253855	3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 38 mm x 55 m, 0.12 mm	24	Rolle
7100053813	4255055	3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 50 mm x 55 m, 0.12 mm	24	Rolle
7100053596	42550ABS	3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 50 mm x 55 m, 0.12 mm	24	Rolle
7100053597	4257555	3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 75 mm x 55 m, 0.12 mm	12	Rolle
7100053598	42510255	3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 102 mm x 55 m, 0.12 mm	12	Rolle
7100053924	42515055	3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 150 mm x 55 m, 0.12 mm	2	Rolle
7100053638	425100055	3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 1000 mm x 55 m, 0.12 mm	1	Rolle

3M™ Aluminiumklebeband 431

Dünnes Weichaluminium-Klebeband mit transparentem Klebstoff zum Maskieren, Versiegeln, zur Hitze- und Lichtreflexion, zum Abdecken beim Eloxieren von Aluminium und als Feuchtigkeitsbarriere.



- Hervorragende Dichteigenschaften durch gute Abschirmung von Feuchtigkeit (Wasserdampfdiffusion)
- Kombination aus robustem Aluminium und beständigem Klebstoff erlaubt problemlos Langzeitanwendungen
- Geringe Entflammbarkeit (Klasse L)


Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100039678	43112	3M™ Aluminiumklebeband 431, Silber, 12 mm x 55 m, 0.09 mm	72	Rolle
7100230552	43119	3M™ Aluminiumklebeband 431, Silber, 19 mm x 55 m, 0.09 mm	64	Rolle
7100230550	43125	3M™ Aluminiumklebeband 431, Silber, 25 mm x 55 m, 0.09 mm	48	Rolle
7100039317	43138	3M™ Aluminiumklebeband 431, Silber, 38 mm x 55 m, 0.09 mm	32	Rolle
7100040976	43150	3M™ Aluminiumklebeband 431, Silber, 50 mm x 55 m, 0.09 mm	24	Rolle

Einseitige Klebebänder

3M™ Aluminiumklebeband 1436F

Weichaluminium-Klebeband mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung zur Abdichtung und Isolation in der Bauindustrie sowie in der Klimatechnik

- Günstiges Aluminium-Klebeband für einfache Anwendungen
- Schutzabdeckung ermöglicht die Herstellung von Stanzteilen
- Gute Anschmiegsamkeit durch dünnes Trägermaterial




Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000062000	143650	3M™ Aluminiumklebeband 1436F, Silber, 50 mm x 50 m, einzeln verpackt	12	Rolle

3M™ Aluminiumklebeband 1436

Weichaluminium-Klebeband mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung zur Abdichtung und Isolation in der Bauindustrie sowie in der Klimatechnik

- Günstiges Aluminium-Klebeband für einfache Anwendungen
- Schutzabdeckung ermöglicht die Herstellung von Stanzteilen
- Gute Anschmiegsamkeit durch dünnes Trägermaterial



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000111971	14365050	3M™ Aluminiumklebeband 1436, Silber, 50 mm x 50 m	16	Rolle
7000111993	14367550	3M™ Aluminiumklebeband 1436, Silber, 75 mm x 50 m	12	Rolle
7000096162	1436100	3M™ Aluminiumklebeband 1436, Silber, 100 mm x 50 m	8	Rolle
7000111549	14361000	3M™ Aluminiumklebeband 1436, Silber, 1000 mm x 50 m	1	Rolle

3M™ Bleiklebeband 420

Klebeband zum Abdecken beim Verchromen als Schutz gegen Knospenbildung sowie als Strahlenschutz und zur Kennzeichnung in der Röntgentechnik.

- Thermisch und elektrisch leitend
- Gute Witterungsbeständigkeit
- Problemlos stanzbar



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100221164	420933	3M™ Bleiklebeband 420, Silber, 9 mm x 33 m, 0.19 mm	16	Rolle
7000049101	4201233	3M™ Bleiklebeband 420, Silber, 12 mm x 33m, 0.19 mm	18	Rolle
7000029006	4201933	3M™ Bleiklebeband 420, Silber, 19 mm x 33 m, 0.19 mm	12	Rolle
7000001314	4202533	3M™ Bleiklebeband 420, Silber, 25 mm x 33 m, 0.19 mm	9	Rolle
7100221166	4203833	3M™ Bleiklebeband 420, Silber, 38 mm x 33m, 0.19 mm	5	Rolle
7000001315	4205033	3M™ Bleiklebeband 420, Silber, 50 mm x 33 m, 0.19mm	6	Rolle
7100221142	42010033	3M™ Bleiklebeband 420, Silber, 100 mm x 33 m, 0.19 mm	2	Rolle

Einseitige Klebebänder

Polyester-Klebebänder

3M™ Polyesterklebeband 8905

Klebeband zum Abdecken von Gegenständen oder Flächen bei der Pulverbeschichtung und elektrostatischen Lackierprozessen.

- Hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien
- Sehr reißfest
- Temperaturbeständig von -50 °C bis +200 °C



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000036203	89052566	3M™ Polyesterklebeband 8905, Blau, 25 mm x 66 m, 0.16 mm	36	Rolle

3M™ Polyesterklebeband 8902

Klebeband zum Abdecken von Gegenständen/Flächen bei der Pulverbeschichtung und elektrostatischen Lackierprozessen.

- Gute Abriebfestigkeit
- Hervorragende Alterungsbeständigkeit
- Hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100245592	89021266	3M™ Polyesterklebeband 8902, Blau, 12 mm x 66 m, 0.09 mm	72	Rolle
7000049603	89025066	3M™ Polyesterklebeband 8902, Blau, 51 mm x 66 m, 0.09 mm	24	Rolle

3M™ Polyesterklebeband 8901

Unser 3M Polyesterklebeband 8901 ist dünn und anschmiegsam. Es eignet sich hervorragend als Abdeckband in Bereichen, bei denen hohe Temperaturen wirken, wie beispielsweise beim Pulverlackieren. Das mit Silikon-Klebstoff beschichtete Klebeband haftet auf vielen schwer zu verklebenden Oberflächen. Es ist chemikalienbeständig und unter verschiedensten Temperaturen und Bedingungen einsetzbar.

- Einsetzbar unter anspruchsvollen Bedingungen und Temperaturen von -50 °C bis +204 °C
- Sauber entfernbar auch nach Einwirkung hoher Temperaturen (z. B. beim Pulverbeschichten)
- Polyesterfolie mit ausgezeichneter thermischer und chemischer Beständigkeit und zugleich Flexibilität



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000049597	89011219	3M™ Polyesterklebeband 8901, Blau, 25 mm x 66 m, 0.06 mm	36	Rolle

Einseitige Klebebänder

3M™ Polyesterklebeband 876

Das 3M™ Polyesterklebeband 876 verfügt über eine dünne, hochfeste Polyesterfolie, die eine hohe Anpassungsfähigkeit bietet und dabei gleichzeitig den Anforderungen an eine geringe Dicke gerecht wird. Dieses Klebeband ist unter anspruchsvollen Bedingungen einsetzbar und erbringt eine zufriedenstellende Leistung bei kurzen 204 °C Brennzyklen sowie längeren Autoklav-Verfahren bei bis zu 177°C.



- Einsetzbar unter anspruchsvollen Bedingungen wie Autoklavzyklen bis 177 °C
- Einfach und sauber zu entfernen; keine Nachbearbeitung, keine Klebstoffrückstände
- Grüne Farbe für leichtes Erkennen und Positionieren

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100167280	87619	3M™ Polyesterklebeband 876, Grün, 19 mm x 66 m, 0.08 mm	64	Rolle
7100156415	87625	3M™ Polyesterklebeband 876, Grün, 25 mm x 66 m, 0.08 mm	48	Rolle
7100167276	8761220	3M™ Polyesterklebeband 876, Grün, 1220 mm x 66 m, 0.08 mm	1	Rolle

3M™ Polyesterklebeband 875

Das 3M™ Polyesterklebeband 875 verfügt über eine dünne, hochfeste Polyesterfolie, die eine hohe Anpassungsfähigkeit bietet und dabei gleichzeitig den Anforderungen an eine geringe Dicke gerecht wird. Dieses Klebeband ist unter anspruchsvollen Bedingungen einsetzbar und erbringt eine zufriedenstellende Leistung bei kurzen 204 °C Brennzyklen sowie längeren Autoklav-Verfahren bei bis zu 177 °C. Durch die hohe Temperaturbeständigkeit und den Kautschuk-Klebstoff ist das Klebeband außerdem ideal für Lackier-, Flüssig- oder Pulverbeschichtungsverfahren, bei denen rückstandsfreies Ablösen notwendig ist.



- Einsetzbar unter anspruchsvollen Bedingungen wie hohen Temperaturen und Autoklavzyklen bis 177 °C
- Einfach und sauber zu entfernen; keine Nachbearbeitung, keine Klebstoffrückstände
- Grüne Farbe für leichtes Erkennen und Positionieren

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100167284	87519	3M™ Polyesterklebeband 875, Grün, 19 mm x 66 m, 0.05 mm	64	Rolle
7100156413	87525	3M™ Polyesterklebeband 875, Grün, 25 mm x 66 m, 0.05 mm	48	Rolle
7100167269	8751220	3M™ Polyesterklebeband 875, Grün, 1220 mm x 66 m, 0.05 mm	1	Rolle

3M™ Polyesterklebeband 851 Silber

Polyester-Klebeband für dauerhaft belastbare Anwendungen. Zum Befestigen, Spleißen, Abdecken, Schützen, Isolieren, Verstärken und für Kennzeichnungszwecke bzw. Dekorieren an Geräten, Möbeln usw.



- Der haftstarke Acrylat-Klebstoff sorgt beim Spleißen für schnelle Haftung und hervorragende dauerhafte Klebkraft
- Die hochfeste Polyesterfolie ist ausreichend dünn, sodass sie die meisten maschinellen Arbeitsschritte nicht behindert
- Hohe Reißfestigkeit und Temperaturbeständigkeit

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000047522	850SI25	3M™ Polyesterklebeband 851, Silber, 25 mm x 66 m, 0.05 mm	36	Rolle
7000048711	850SI38	3M™ Polyesterklebeband 851, Silber, 38 mm x 66 m, 0.05 mm	24	Rolle
7000028858	850SI50	3M™ Polyesterklebeband 851, Silber, 51 mm x 66 m, 0.05 mm	24	Rolle
7100069442	850SI610	3M™ Polyesterklebeband 851, Silber, 610 mm x 66 m, 0.05 mm	1	Rolle

Einseitige Klebebänder

3M™ Polyesterklebeband 850

Polyester-Klebeband für dauerhaft belastbare Anwendungen. Zum Befestigen, Spleißen, Abdecken, Schützen, Isolieren, Verstärken und für Kennzeichnungszwecke bzw. Dekorieren an Geräten, Möbeln usw.

- Der haftstarke Acrylatklebstoff sorgt beim Spleißen für schnelle Haftung und hervorragende dauerhafte Klebkraft
- Die hochfeste Polyesterfolie ist ausreichend dünn, sodass sie die meisten maschinellen Arbeitsschritte nicht behindert
- Das Polyester-Trägermaterial ist reißfest und schützt Oberflächen vor Abrieb und rauer Behandlung



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000028669	850R25	3M™ Polyesterklebeband 850, Rot, 25 mm x 66 m, 0.05 mm	36	Rolle
7000028857	850R50	3M™ Polyesterklebeband 850, Rot, 51 mm x 66 m, 0.05 mm	1	Rolle
7100065923	850S25	3M™ Polyesterklebeband 850, Schwarz, 25 mm x 66 m, 0.05 mm	36	Rolle
7000048409	850S50	3M™ Polyesterklebeband 850, Schwarz, 51 mm x 66 m, 0.05 mm	24	Rolle
7100065924	850T2566	3M™ Polyesterklebeband 850, Transparent, 25 mm x 66 m, 0.05 mm	36	Rolle

3M™ Polyesterklebeband 8403

Grün-transluzentes Klebeband zum Spleißen von silikonisierten Schutzpapieren, Abdecken bei Ätzprozessen und Eloxieren, bei elektrostatischer Pulverbeschichtung und bei der Walzverzinnung von gedruckten Schaltungen.

- Geeignet für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen, bewahrt seine Flexibilität beim Autoklavieren in Temperaturbereichen von -50 °C bis 177 °C
- Keine Klebstoffrückstände, weniger Nacharbeit
- Hohe Scherfestigkeit



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000001173	84035066	3M™ Polyesterklebeband 8403, Grün, 50 mm x 66 m, 0.06 mm	24	Rolle

3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L

Das 3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L ist eine zuverlässige silikonfreie Lösung für Chromsäure-Eloxierungen (Typ I). Das leistungsstarke Band ist besonders widerstandsfähig gegenüber Chromsäure und erzeugt scharfe Abdeckkanten. Dank des Gummi-Harz-Klebstoffs lässt es sich einfach entfernen.

- Speziell für das Maskieren von Werkstückteilen in Chromsäure-Eloxierbädern (Typ I) entwickelt
- Transparent violett Klebeband, für eine schnelle, unkomplizierte und präzise Positionierung
- Bietet saubere Abdeckkanten und minimiert den Farbrunterlauf, um die Nachbearbeitung von Teilen zu reduzieren



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100207280	8985L25	3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L, Violett, 25 mm x 66 m	48	Rolle
7100207277	8985L50	3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L, Violett, 50 mm x 66 m	24	Rolle
7100207284	8985L305	3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L, Violett, 305 mm x 66 m	4	Rolle
7100211808	8985L610	3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L, Violett, 610 mm x 66 m	1	Rolle
7100207286	8985L1220	3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L, Violett, 1220 mm x 66 m	1	Rolle

Einseitige Klebebänder

PTFE Gleitklebebänder

3M™ PTFE-Filmklebeband 5480

3M™ PTFE-Klebeband 5480 besteht aus einer anpassungsfähigen, geschälten PTFE-Folie (Polytetrafluorethylen). Unser Gleit- und Antihalt-Klebeband 5480 zeichnet sich durch einen extrem niedrigen Reibungskoeffizienten aus.



- Das nicht haftende PTFE-Trägermaterial bildet eine außergewöhnlich glatte und leicht zu reinigende Oberfläche
- Dank des Silikonklebstoffes sauber von unterschiedlichsten Oberflächen ablösbar
- Breiter Temperaturbereich für den Einsatz in Maschinen und Anlagen, die höheren Temperaturen ausgesetzt sind

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000050128	54802533	3M™ PTFE-Klebeband 5480, Grau, 25.4 mm x 33 m, 0.09 mm	9	Rolle
7000029152	54805033	3M™ PTFE-Klebeband 5480, Grau, 51 mm x 33 m, 0.09 mm	6	Rolle

3M™ PTFE-Filmklebeband 5490

Das 3M™ PTFE-Klebeband 5490 nutzt eine extrudierte PTFE (Polytetrafluorethylen) als Trägermaterial. Dieses Klebeband weist einen extrem niedrigen Reibungskoeffizienten auf und erzeugt durch die Kombination mit einem Silikon-Haftklebstoff auf verschiedenen Werkstoffen eine glatte, nicht-haftende Oberfläche, um die Bewegung der Materialien gegeneinander in vielen flach aufliegenden Anwendungsbereichen zu unterstützen.



- Die nicht haftende PTFE-Membran bildet eine außergewöhnlich glatte und leicht zu reinigende Oberfläche
- Dank Silikonklebstoff sauber von verschiedenen Oberflächen ablösbar
- Umfangreicher Temperaturbereich für den Einsatz in beheizten Maschinen und Geräten

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000050122	54901233	3M™ PTFE-Klebeband 5490, Grau, 12 mm x 33 m, 0.09 mm	18	Rolle
7000050121	54901933	3M™ PTFE-Klebeband 5490, Grau, 19 mm x 33 m, 0.09 mm	12	Rolle
7000050120	54902533	3M™ PTFE-Klebeband 5490, Grau, 25 mm x 33 m, 0.09 mm	9	Rolle
7000050118	54905033	3M™ PTFE-Klebeband 5490, Grau, 51 mm x 33 m, 0.09 mm	6	Rolle
7000048721	5490305	3M™ PTFE-Klebeband 5490, Grau, 304.8 mm x 33 m, 0.09 mm	1	Rolle

Einseitige Klebebänder

3M™ PTFE-Filmklebeband 5491

Im Gegensatz zur geschälten Version 548/81 ist die extrudierte Folie extrem glatt und für Ausrüstungen von Gegenständen mit geraden Oberflächen geeignet.

- Die nicht haftende PTFE-Folie bildet eine außergewöhnlich glatte und leicht zu reinigende Oberfläche
- Der Silikon-Klebstoff lässt sich rückstandsfrei von unterschiedlichen Oberflächen ablösen
- Verwendbar über einen breiten Temperaturbereich, was den Einsatz auf aufgeheizten Maschinen und Anlagen erlaubt



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100221270	54911233	3M™ PTFE-Filmklebeband 5491, Grau, 12,7 mm x 33 m, 0,17 mm	14	Rolle
7000001582	54912533	3M™ PTFE-Filmklebeband 5491, Grau, 25 mm x 33 m, 0,17 mm	9	Rolle
7000001581	54915033	3M™ PTFE-Filmklebeband 5491, Grau, 50 mm x 33 m, 0,17 mm	6	Rolle
7000029150	54917633	3M™ PTFE-Filmklebeband 5491, Grau, 76 mm x 33 m, 0,17 mm	3	Rolle

3M™ Glasgewebe-Klebeband 5453

Klebeband zum Beschichten von Kunststofffolien-Schweißgeräten und als Gleitbelag mit hoher mechanischer Festigkeit und klebeabweisender Oberfläche.

- Dickere Version des 3M 5451
- Hohe Resistenz gegenüber thermischen und mechanischen Einwirkungen
- Kombiniert Gleit-Eigenschaften von PTFE mit mechanischer Festigkeit und Temperaturbeständigkeit von Glasgewebe



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000050132	54531933	3M™ Glasgewebe-Klebeband 5453, Braun, 19 mm x 33 m, 0,21 mm	12	Rolle
7000050131	54532533	3M™ Glasgewebe-Klebeband 5453, Braun, 25 mm x 33 m, 0,21 mm	9	Rolle
7000144794	54535033	3M™ Glasgewebe-Klebeband 5453, Braun, 50 mm x 33 m, 0,21 mm	6	Rolle
7000050130	54537533	3M™ Glasgewebe-Klebeband 5453, Braun, 76 mm x 33 m, 0,21 mm	15	Rolle
7000048689	5453254	3M™ Glasgewebe-Klebeband 5453, Braun, 254 mm x 33 m, 0,21 mm	1	Rolle

3M™ PTFE Glasgewebeklebeband 5451

Klebeband zum Beschichten von Kunststofffolien-Schweißgeräten und als Gleitbelag mit hoher mechanischer Festigkeit und klebeabweisender Oberfläche.

- Durch eingearbeitetes Glasgewebe verfügt das 3M™ 5451 hohe Resistenz gegen thermische und mechanische Einwirkungen
- Funktionieren dort, wo andere Klebebänder aufgeben
- Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis +260 °C



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000029154	54512533	3M™ PTFE Glasgewebe-Klebeband 5451, Braun, 25 mm x 33 m, 0,14 mm	9	Rolle
7000029153	54515033	3M™ PTFE Glasgewebe-Klebeband 5451, Braun, 51 mm x 33 m, 0,14 mm	6	Rolle

Einseitige Klebebänder

UHMW-Gleitklebebänder

3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5425

3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5425 schützt Oberflächen vor Abrieb. Das 0,11 mm dicke Klebeband bietet ausgezeichnete Abriebfestigkeit, sodass es sich ideal für Anwendungen eignet, bei denen sowohl Abriebfestigkeit als auch Gleitfähigkeit erforderlich sind. Es erzeugt eine „gleitende“ Oberfläche, die Kontakt ohne Abrieb ermöglicht, und ist lösungsmittelbeständig.

- Abriebfest, gegenüber Öl und anderen Lösungsmitteln beständig
- Den Reibungskoeffizienten verringern, um leicht gleitende Oberflächen zu erzeugen
- Quietsch-, Klapper- und andere Geräusche verringern, die durch Bewegungen entstehen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100226808	54252533	3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5425, Transparent, 25 mm x 33 m, 0.13 mm	8	Rolle

3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5423

Das Gleitklebeband 5423 wird zur Verringerung des Reibungswiderstands für besseren und schnelleren Durchlauf sowie zur Verhinderung von Abrieb eingesetzt. Es dient überall dort als Schutz, wo Teile aufeinander reiben und dadurch Funktionsfähigkeit und Aussehen leiden können.

- Äußerst hohe Abriebfestigkeit
- Zur Herstellung von Stanzteilen geeignet
- Geräuschdämpfend



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000050073	54231216	3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5423, Transparent, 12 mm x 16.5 m, 0.3 mm	18	Rolle
7000029144	54231916	3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5423, Transparent, 19 mm x 16.5 m, 0.3 mm	12	Rolle
7000029146	54232516	3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5423, Transparent, 25 mm x 16.5 m, 0.3 mm	9	Rolle
7000050077	54233816	3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5423, Transparent, 38 mm x 16.5 m, 0.3 mm	6	Rolle
7000035835	54235016	3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5423, Transparent, 51 mm x 16.5 m, 0.3 mm	6	Rolle
7000050078	54237616	3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5423, Transparent, 76 mm x 16.5 m, 0.3 mm	3	Rolle
7000072738	5423100C	3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5423, Transparent, 100 mm x 16.5 m, 0.3 mm	24	Rolle
7000029136	5423101	3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5423, Transparent, 101 mm x 16.5 m, 0.3 mm	3	Rolle
7000048716	5423254	3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5423, Transparent, 254 mm x 16.5 m, 0.3 mm	1	Rolle
7000001210	5423610	3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5423, Transparent, 610 mm x 16.5 m, 0.3 mm	1	Rolle
7000072740	5423610	3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5423, Transparent, 610 mm x 16.5 m, 0.3 mm	1	Rolle

Einseitige Klebebänder

3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5421

3M™ UHMW PE-Klebeband 5421 schützt Oberflächen vor Abrieb. Das 0,17 mm dicke Klebeband bietet ausgezeichnete Abriebfestigkeit, sodass es sich ideal für Anwendungen eignet, bei denen Abriebfestigkeit und Gleitfähigkeit erforderlich sind. Es erzeugt eine „gleitende“ Oberfläche, die einen Kontakt ohne Abrieb ermöglicht. Das Produkt ist eine dünnere Variante des 3M™ UHMW-PE-Klebebands 5423.



- Das transluzente, abriebfeste Trägermaterial schützt Oberflächen vor Verschleiß
- Der geringe Reibungskoeffizient ermöglicht ein leichtes Gleiten zwischen zwei Oberflächen
- Durch den Gummi-Harz-Klebstoff wird eine gute Soforthaftung erzielt und eine schnelle Klebeverbindung zweier Materialien erzeugt

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000050074	54211916	3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5421, Transparent, 19 mm x 16.5 m, 0.17 mm	12	Rolle
7000050075	54212516	3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5421, Transparent, 25 mm x 16.5 m, 0.17 mm	9	Rolle
7000050076	54215016	3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5421, Transparent, 51 mm x 16.5 m, 0.17 mm	6	Rolle
7000050053	5421101	3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5421, Transparent, 102 mm x 16.5 m, 0.17 mm	3	Rolle

Einseitige Klebebänder

Filament-Klebebänder

Scotch® Bidirektionales Filamentklebeband 8959

Das Scotch® Bidirektionale Filamentklebeband 8959 ist ein festes Klebeband zum Verschließen von Kartons. Es hat hervorragende Haftung und widersteht Feuchtigkeit, Abrieb, Scheuern sowie Reißkräften in Längs- und Querrichtung.



- Besondere Sicherheit – durch Fasern über die gesamte Länge und Breite kann das Klebeband nur schwerlich per Hand zerrissen werden
- Glasfasern verlaufen kreuzweise und bieten eine hohe Zugfestigkeit in Längs- und Querrichtung des Klebebandes
- Hervorragende Festigkeit für schwere Pakete und Exportverpackung

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000095268	89591950	Scotch® Bidirektionales Filamentklebeband 8959, Transparent, 19 mm x 50 m, 0.15 mm	48	Rolle
7000062460	89591950IW	Scotch® Bidirektionales Filamentklebeband 8959, Transparent, 19 mm x 50 m, 0.15 mm, einzelverpackt	12	Rolle
7000095261	89592550	Scotch® Bidirektionales Filamentklebeband 8959, Transparent, 25 mm x 50 m, 0.15 mm	36	Rolle
7000095309	89593850	Scotch® Bidirektionales Filamentklebeband 8959, Transparent, 38 mm x 50 m, 0.15 mm	24	Rolle
7000062461	587749	Scotch® Bidirektionales Filamentklebeband 8959, Transparent, 38 mm x 50 m, 0.15 mm, einzelverpackt	12	Rolle
7000095244	89595050	Scotch® Bidirektionales Filamentklebeband 8959, Transparent, 50 mm x 50 m, 0.15 mm	18	Rolle
7000062459	89595050IW	Scotch® Bidirektionales Filamentklebeband 8959, Transparent, 50 mm x 50 m, 0.15 mm, einzelverpackt	12	Rolle
7000095322	89597550	Scotch® Bidirektionales Filamentklebeband 8959, Transparent, 75 mm x 50 m, 0.15 mm	12	Rolle
7000008397	8959KURZ	Scotch® Bidirektionales Filamentklebeband 8959, Transparent, 1380 mm x 45 m, 0.15 mm	12	Rolle

Scotch® Filamentklebeband 890MSR

Scotch® Klebeband 89MSR ist ein leistungsstarkes Klebeband mit einer durchgehenden Glasfaser-Armierung. Ihr verdankt das Klebeband seine hohe Reißfestigkeit und ausgezeichnete Kerbfestigkeit. Das Trägermaterial ScotchPar™ sorgt für ausgezeichnete Abriebfestigkeit, Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit sowie Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung. Der Klebstoff hingegen basiert auf einer speziellen Formel, die hohe Anfangshaftung mit einer guten Langzeitklebkraft kombiniert.



- Glasfaserverstärktes Klebeband für den industriellen Einsatz, das beständig gegen Knicke, Abrieb und Feuchtigkeit ist
- Der modifizierte synthetische Kautschuk-Klebstoff bietet bessere Klebkraft als Naturkautschuk-Klebstoff und haftet gut auf Metallen und öligen Oberflächen
- Die Glasfasern sorgen für zusätzliche Festigkeit beim Umwickeln von Rohren

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000095876	8901550	Scotch® Filamentklebeband 890MSR, Transparent, 1,55 m x 50 m, 0.17 mm	3	Rolle
7000095844	8902550	Scotch® Filamentklebeband 890MSR, Transparent, 25 mm x 50 m, 0.17 mm	36	Rolle
7000035410	8905050	Scotch® Filamentklebeband 890MSR, Transparent, 50 mm x 50 m, 0.17 mm	18	Rolle
7000095843	89010050	Scotch® Filamentklebeband 890MSR, Transparent, 100 mm x 50 m, 0.17 mm	12	Rolle

Einseitige Klebebänder

Scotch® Filamentklebeband 8915

Unser Scotch® Filamentband 8915 ist insbesondere für das vorübergehende Zusammenfügen von Geräteteilen und anderen Waren während der Montage oder des Versands geeignet. Dieses hochwertige Klebeband ist mit durchlaufenden Glasfasern verstärkt und bietet hervorragende Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen. Dabei lässt es sich von fast allen Materialien rückstandslos entfernen und ist schmutzabweisend.



- Das mit Glasfaser verstärkte Klebeband hält Knicken, Abrieb und Feuchtigkeit stand
- Es ist für das vorübergehende Zusammenfügen von Geräteteilen und anderen Waren während der Herstellung oder des Versands geeignet
- Hohe Reißfestigkeit

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000059884	8915B18	Scotch® Filamentklebeband 8915, Blau, 18 mm x 55 m, 0.15 mm	48	Rolle
7000059885	8915B24	Scotch® Filamentklebeband 8915, Blau, 24 mm x 55 m, 0.15 mm	36	Rolle
7000059886	8915B36	Scotch® Filamentklebeband 8915, Blau, 36 mm x 55 m, 0.15 mm	24	Rolle
7000048604	8915T12	Scotch® Filamentklebeband 8915, Transparent, 12 mm x 55 m, 0.15 mm	72	Rolle
7000048605	8915T18	Scotch® Filamentklebeband 8915, Transparent, 18 mm x 55 m, 0.15 mm	1	Rolle
7000048606	8915T24	Scotch® Filamentklebeband 8915, Transparent, 24 mm x 55 m, 0.15 mm	36	Rolle
7000048608	8915T48	Scotch® Filamentklebeband 8915, Transparent, 48 mm x 55 m, 0.15 mm	24	Rolle
7000059889	8915144	Scotch® Filamentklebeband 8915, Transparent, 144 mm x 330 m, 0.15 mm	10	Rolle
7000037570	8915T768	Scotch® Filamentklebeband 8915, Transparent, 768 mm x 55 m, 0.15 mm	4	Rolle

Scotch® Universelles Filamentklebeband 8956

Scotch® Universelles Filamentklebeband 8956 wird hauptsächlich zum Zusammenhalten von Kartons auf Paletten, zum Bergen von zerrissenen und beschädigten Kartons, zum Bündeln von leichten Produkten, zum Verschließen und Verstärken von Kartons aus Faserplatten verwendet.



- Es gewährleistet ein gutes Verschließen sehr großer Kartonverpackungen (z. B. von Haushaltsgroßgeräten)
- Gute Abriebfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Sehr gut zum Bündeln von Packstücken geeignet

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000035364	89561950	Scotch® Universelles Filamentklebeband 8956, Transparent, 19 mm x 50 m, 0.131 mm	48	Rolle
7000035365	89562550	Scotch® Universelles Filamentklebeband 8956, Transparent, 25 mm x 50 m, 0.131 mm	36	Rolle
7000095672	895625250	Scotch® Universelles Filamentklebeband 8956, Transparent, 25 mm x 250 m	48	Rolle
7000035363	89565050	Scotch® Universelles Filamentklebeband 8956, Transparent, 50 mm x 50 m, 0.131 mm	18	Rolle
7000062462	587750	Scotch® Universelles Filamentklebeband 8956, Transparent, 50 mm x 50 m, 0.131 mm, einzelverpackt	12	Rolle

Einseitige Klebebänder

Scotch® Hochleistungsfilamentband 8981

Das Scotch® Klebeband 8981 ist ein Hochleistungs-Filament-Klebeband mit einem Trägermaterial aus Polyp-
ropylen und einem synthetischen Kautschukklebstoff (lösemittelfrei).

- Glasfaserverstärkung
- Hohe Abriebfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Sehr hohe Reißkraft



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000095574	89811250	Scotch® Hochleistungsfilamentband 8981, Transparent, 12 mm x 50 m, 0.168 mm	72	Rolle
7000095575	89811550	Scotch® Hochleistungsfilamentband 8981, Transparent, 15 mm x 50 m, 0.168 mm	60	Rolle
7000035392	89811950	Scotch® Hochleistungsfilamentband 8981, Transparent, 19 mm x 50 m, 0.17 mm	48	Rolle
7000095576	89812550	Scotch® Hochleistungsfilamentband 8981, Transparent, 25 mm x 50 m, 0.168 mm	36	Rolle
7000095578	89813850	Scotch® Hochleistungsfilamentband 8981, Transparent, 38 mm x 50 m, 0.168 mm	24	Rolle
7000095660	898138150	Scotch® Hochleistungsfilamentband 8981, Transparent, 38 mm x 150 m, 0.168 mm	8	Rolle
7000095577	89815050	Scotch® Hochleistungsfilamentband 8981, Transparent, 50 mm x 50 m, 0.168 mm	18	Rolle

Scotch® Filamentklebeband 895

Polyesterklebeband mit Glasfaserverstärkung. Zum Verschließen von Kartons, zum Palettieren und Bündeln.

- Glasfaserverstärkung
- reißfest
- abriebfest



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000095570	8951250	Scotch® Filamentklebeband 895, Transparent, 12 mm x 50 m, 0.15 mm	72	Rolle
7000035390	8951950	Scotch® Filamentklebeband 895, Transparent, 19 mm x 50 m, 0.15 mm	48	Rolle
7000095572	8952550	Scotch® Filamentklebeband 895, Transparent, 25 mm x 50 m, 0.15 mm	36	Rolle
7000095573	8953850	Scotch® Filamentklebeband 895, Transparent, 38 mm x 50 m, 0.15 mm	24	Rolle
7000035391	8955050	Scotch® Filamentklebeband 895, Transparent, 50 mm x 50 m, 0.15 mm	18	Rolle
7000095596	895150L	Scotch® Filamentklebeband 895, Transparent, 150 mm x 250 m, 0.15 mm	10	Rolle

Einseitige Klebebänder

Scotch® Fixierungsklebeband 3741

Bündeln - Rohre, Stangen, Profile, Tafeln, aber auch Teppiche werden zur Lagerung und zum Transport gebündelt. Hier bietet das 3M Sortiment Klebebänder für die unterschiedlichen Einsatzbereiche, wie zum Beispiel Scotch® Bündelungsklebeband 3741 mit einem monoaxial-gereckten PP-Träger und einem Syntheseklebstoff.

- Hohe Scherfestigkeit und Anfangshaftung
- Zur Versiegelung von Schaumstoffverpackungen geeignet
- Beseitigung von Brüchen oder Rissen - auch wenn sie während der Verarbeitung eingeschnitten oder durchstoßen wurden.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000095299	3741O196	Scotch® Fixierungsklebeband 3741, Orange, 19 mm x 66 m, 0,071 mm	96	Rolle
7000095314	3741O256	Scotch® Fixierungsklebeband 3741, Orange, 25 mm x 66 m, 0,071 mm	72	Rolle
7000095320	3741T196	Scotch® Fixierungsklebeband 3741, Transparent, 19 mm x 66 m, 0,071 mm	96	Rolle

Tartan™ Filamentklebeband 8953

Tartan™ Klebeband 8953 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthesekautschuk. Die Glasfaserverstärkung in Längsrichtung erhöht die Reißfestigkeit des Klebebandes erheblich.



- Wird allgemein zum Verstärken von Kartons, zum lockeren Umwickeln oder zu Wartungszwecken verwendet.
- Sehr gut zum Bündeln von Packstücken geeignet
- Lässt sich am besten bei Raumtemperatur auf saubere, staubfreie Kartonoberflächen applizieren

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000095695	89531250	Tartan™ Filamentklebeband 8953, Transparent, 12 mm x 50 m, 0,1 mm	72	Rolle
7000095687	89531950	Tartan™ Filamentklebeband 8953, Transparent, 19 mm x 50 m, 0,1 mm	48	Rolle
7000095688	89532550	Tartan™ Filamentklebeband 8953, Transparent, 25 mm x 50 m, 0,1 mm	36	Rolle
7000095689	89535050	Tartan™ Filamentklebeband 8953, Transparent, 50 mm x 50 m, 0,1 mm	18	Rolle
7000095696	89537550	Tartan™ Filamentklebeband 8953, Transparent, 75 mm x 50 m, 0,1 mm	12	Rolle
7000095694	89531350	Tartan™ Filamentklebeband 8953, Transparent, 1350 mm x 50 m, 0,1 mm	24	Rolle

Einseitige Klebebänder

Tartan™ Filamentklebeband 8954

Das Tartan™ Klebeband 8954 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk. Die Glasfaserverstärkung in Längs- und Querrichtung erhöht die Reißfestigkeit des Klebebandes erheblich.




- Sehr gut zum Bündeln von Packstücken geeignet
- Hohe Abriebfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- ideal für Gefahrguttransportverpackungen und zeichnet sich durch seine hohe Bruchlast und Bruchdehnung aus.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000095690	89541950	Tartan™ Filamentklebeband 8954, Transparent, 19 mm x 50 m, 0.125 mm	48	Rolle
7000095691	89542550	Tartan™ Filamentklebeband 8954, Transparent, 25 mm x 50 m, 0.125 mm	36	Rolle
7000095692	89545050	Tartan™ Filamentklebeband 8954, Transparent, 50 mm x 50 m, 0.125 mm	18	Rolle
7000095766	895450X660	Tartan™ Filamentklebeband 8954, Transparent, 50 mm x 660 m, 0.125 mm	6	Rolle
7000095697	89547550	Tartan™ Filamentklebeband 8954, Transparent, 75 mm x 50 m, 0.125 mm	12	Rolle
7100003930	89541350	Tartan™ Filamentklebeband 8954, Transparent, 1350 mm x 50 m, 0.125 mm	12	Rolle

Scotch® Fixierungsklebeband 8898

Fixieren – in der Möbel- und Elektroindustrie müssen oft Kleinteile für den Transport fixiert werden. Anschließend soll die Fixierung unproblematisch und rückstandsfrei wieder entfernt werden können.



- Lässt sich rückstandsfrei ablösen und ist auf einigen Oberflächen wie Metall beständig gegen Verschmutzungen
- Der von 3M entwickelte druckempfindliche synthetische Kautschuk-Klebstoff ist so formuliert, dass er gleichmäßig, fest und alterungsbeständig haftet
- Das hochfeste Folien-Trägermaterial ist beständig gegen Risse, Abrieb, Feuchtigkeit oder Durchscheuern und bietet ausreichende Steifheit für manuelles oder halbautomatisches Abrollen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000028946	88981855	Scotch® Fixierungsklebeband 8898, Blau, 18 mm x 55 m, 0.12 mm	48	Rolle
7000048850	88982455	Scotch® Fixierungsklebeband 8898, Blau, 24 mm x 55 m, 0.12 mm	36	Rolle
7000028947	88984855	Scotch® Fixierungsklebeband 8898, Blau, 48 mm x 55 m, 0.12 mm	24	Rolle

Einseitige Klebebänder

Einseitige Klebebänder für spezielle Einsatzbereiche

3M™ Glasgewebe-Klebeband 361

Das 3M™ Glasgewebeklebeband 361 eignet sich für Anwendungen, in denen eine hohe Temperaturbeständigkeit gefordert ist. Dieses Klebeband besitzt einen druckempfindlichen Silikon-Klebstoff für Anwendungen, die hohe Klebkraft, Langlebigkeit, gute Haltekraft und ein rückstandsfreies Entfernen erfordern. Das abriebfeste Klebeband eignet sich zum Abdichten von Hochtemperaturleitungen und -kammern, Abdecken beim Plasma-Spritzen und für andere Anwendungen, in denen hohe Reißfestigkeit und Temperaturbeständigkeit gefordert sind.



- Geeignet für das Spleißen von Geweben, Abdichten von Platten und Maskieren, Bündelungen und Umwickelungen von Halterungen und Kabelbäumen
- Kann zertifiziert werden gemäß F.A.R. 25.853, Spezifikation für schwerentflammbare Materialien
- Zum dauerhaften Abdichten von Hochtemperaturleitungen und -kammern

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000047441	3611955	3M™ Glasgewebe-Klebeband 361, Weiß, 19 mm x 55 m, 0.17 mm	1	Rolle
7000047442	3612555	3M™ Glasgewebe-Klebeband 361, Weiß, 25 mm x 55 m, 0.17 mm	36	Rolle
7000035829	3615055	3M™ Glasgewebe-Klebeband 361, Weiß, 50 mm x 55 m, 0.17mm	24	Rolle
7000029149	361609	3M™ Glasgewebe-Klebeband 361, Weiß, 609 mm x 55 m, 0.17 mm	1	Rolle

3M™ Aluminium-Glasgewebe-Klebeband 363

Das hitzebeständige 3M™ Aluminium-Glasgewebe-Klebeband 363 haftet sehr stark, ist flexibel und eignet sich somit als Hitzeschutz für Anwendungen in Raumfahrt, Automobilbranche und der allgemein verarbeitenden Industrie. Dieses Klebeband besteht aus einem Weich-Aluminium-Träger, welcher mit einem Silikon-Klebstoff beschichtet ist, in das ein Glasfasergewebe eingebettet wurde.



- Lässt sich einfach zu Formstanzteilen spezieller Größe oder Form verarbeiten
- Leichte, flexible Konstruktion – einfach auf verschiedenen unregelmäßigen Formen anzubringen
- Temperaturbeständig zwischen -54 °C und 316 °C

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000048939	3631233	3M™ Aluminium-Glasgewebe-Klebeband 363, Silber, 12 mm x 33 m, 0.19 mm	72	Rolle
7000048751	3631933	3M™ Aluminium-Glasgewebe-Klebeband 363, Silber, 19 mm x 33 m, 0.19 mm	48	Rolle
7000028867	3635033	3M™ Aluminium-Glasgewebe-Klebeband 363, Silber, 51 mm x 33 m, 0.19 mm	24	Rolle
7000070307	363150	3M™ Aluminium-Glasgewebe-Klebeband 363, Silber, 150 mm x 33 m, 0.19 mm	1	Rolle

Einseitige Klebebänder

3M™ Glasgewebe-Klebeband 398FR

Das 3M™ Glasgewebe-Klebeband 398FR ist mit einem Acrylat-Klebstoff ausgestattet. Es eignet sich für Einsätze, in denen hohe Klebkraft, ein abriebfestes Trägermaterial und flammhemmende Eigenschaften gefordert sind.



- Verschleißbedingte Ausfälle werden durch Abriebfestigkeit und gute Temperaturbeständigkeit reduziert
- Der Acrylat-Klebstoff verfügt über eine sehr gute Alterungsbeständigkeit und ist für viele dauerhafte Anwendungen geeignet
- Aufgrund seiner hohen Formbarkeit haftet dieses Klebeband auf schwierigen Texturen und 3-dimensional geformten Oberflächen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100003056	398FR50	3M™ Glasgewebe-Klebeband 398FR, Weiß, 51 mm x 33 m, 0.18 mm	24	Rolle
7000001301	398FR76	3M™ Glasgewebe-Klebeband 398FR, Weiß, 76 mm x 33 m, 0.18 mm	12	Rolle

3M™ Entlüftungsklebeband 3294

3M™ Ventilationsklebeband 3294 hat ein rosa, non-woven, synthetischer Träger mit einem streifenbeschichteten, druckempfindlichen Acrylat-Klebstoff für den Einsatz in verschiedenen Entlüftungsanwendungen, die hohe Ausgasungsraten erfordern.



- Ausgestattet mit einem einzigartigen, nicht gewebten, konformen Trägermaterial, das eine hohe Luft-/Gasdurchlässigkeit aufweist.
- Erfüllt die meisten Ausgasungsanforderungen für Schaumisolierungsprozesse vor Ort.
- Der Klebstoff ist streifenförmig beschichtet, so dass unbeschichtete Bereiche eine höhere Durchlässigkeit aufweisen, um Schaumhohlräume zu minimieren

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000048712	3294DE5033	3M™ Entlüftungsklebeband 3294, Rosa, 51 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rolle

3M™ Entlüftungsklebeband 394

Unser 3M™ Ventilationsklebeband 394 verfügt über einen einzigartigen, non-woven synthetischen Träger mit hoher Luft-/Gasdurchlässigkeit, guter Berstfestigkeit und Feststoffbarriere für minimale Hohlräume und weniger Reinigungsaufwand.



- Ausgestattet mit einem einzigartigen porösen Vliesrücken, der eine hohe Luft-/Gasdurchlässigkeit aufweist.
- Erfüllt die meisten Ausgasungsanforderungen für Schaumisolierungsprozesse vor Ort.
- Druckempfindlicher Klebstoff hält auf einer Vielzahl von Oberflächen fest.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000048566	3945033	3M™ Entlüftungsklebeband 394, Weiß, 50 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rolle

Einseitige Klebebänder

Abdeck-Klebebänder

3M™ Allzweck Abdeckklebeband 101E

Das Abdeckklebeband 101E ist ein geschmeidiges Allzweck-Kreppklebeband. Chamoisfarbenes, 0,12 mm dickes Klebeband mit Kautschuk-Klebstoff für allgemeine Anwendungen (vorübergehende Befestigung, Abkleben für Lackierarbeiten ohne Brennvorgang usw.)



- Eignet sich für verschiedenste professionelle Anwendungsgebiete
- Zur Anwendung im Innenbereich
- Für leichte Aufgaben

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100260268	101E/1845	3M™ Allzweck Abdeckklebeband 101E, Beige, 18 mm x 45 m, Einzelrolle mit Barcode	48	Rolle
7100135739	101E/18	3M™ Allzweck Abdeckklebeband 101E, Beige, 18 mm x 50 m, 0.125 mm	48	Rolle
7100260269	101E/2445	3M™ Allzweck Abdeckklebeband 101E, Beige, 24 mm x 45 m, Einzelrolle mit Barcode	36	Rolle
7100135737	101E/24	3M™ Allzweck Abdeckklebeband 101E, Beige, 24 mm x 50 m, 0.125 mm	36	Rolle
7100135748	101E/30	3M™ Allzweck Abdeckklebeband 101E, Beige, 30 mm x 50 m, 0.125 mm	32	Rolle
7100260270	101E/3645	3M™ Allzweck Abdeckklebeband 101E, Beige, 36 mm x 45 m, Einzelrolle mit Barcode	24	Rolle
7100135761	101E/36	3M™ Allzweck Abdeckklebeband 101E, Beige, 36 mm x 50 m, 0.125 mm	24	Rolle
7100260271	101E/4845	3M™ Allzweck Abdeckklebeband 101E, Beige, 48 mm x 45 m, Einzelrolle mit Barcode	24	Rolle
7100135720	101E/48	3M™ Allzweck Abdeckklebeband 101E, Beige, 48 mm x 50 m, 0.125 mm	24	Rolle
7100044325	101E/72	3M™ Allzweck Abdeckklebeband 101E, Beige, 72 mm x 50 m, 0.125 mm	16	Rolle
7100053516	101E/1610	3M™ Allzweck Abdeckklebeband 101E, Beige, 1610 mm x 50 m, 0.125 mm	3	Rolle

3M™ Allzweck Abdeckklebeband 201E

Das Abdeckklebeband 201E ist ein geschmeidiges, chamoisfarbenes, 0,135 mm dickes Kreppklebeband mit Kautschuk-Klebstoff für Arbeiten bis zu 80 °C.



- Es eignet sich zum Zusammenhalten, Befestigen, Einpacken und Verschließen.
- Anschlagbares Klebeband, das beim Abrollen nicht reißt
- Lässt sich leicht abrollen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100196060	201E/18	3M™ Allzweck Abdeckklebeband 201E, Beige, 18 mm x 50 m, 0.135 mm	48	Rolle
7100195952	201E/24	3M™ Allzweck Abdeckklebeband 201E, Beige, 24 mm x 50 m, 0.135 mm	36	Rolle
7100196064	201E/30	3M™ Allzweck Abdeckklebeband 201E, Beige, 30 mm x 50 m, 0.135 mm	32	Rolle
7100196061	201E/36	3M™ Allzweck Abdeckklebeband 201E, Beige, 36 mm x 50 m, 0.135 mm	24	Rolle
7100195888	201E/48	3M™ Allzweck Abdeckklebeband 201E, Beige, 48 mm x 50 m, 0.135 mm	24	Rolle
7100044328	201E/72	3M™ Allzweck Abdeckklebeband 201E, Beige, 72 mm x 50 m, 0.135 mm	16	Rolle
7100053515	201E/1610	3M™ Allzweck Abdeckklebeband 201E, Beige, 1610 mm x 50 m, 0.135 mm	3	Rolle

Einseitige Klebebänder

3M™ Universal Abdeckklebeband 301E

Das Abdeckklebeband 301E ist ein dickes Kreppklebeband mit guter Wasserfestigkeit für gewerbliche Anwendungen.

- Durch sein dickes Trägermaterial lassen sich saubere Linien erzielen
- Zur Anwendung im Innenbereich
- Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Feuchtigkeit



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100042898	3011850	3M™ Universal Abdeckklebeband 301E, Beige, 18 mm x 50 m, 0.150 mm	48	Rolle
7100042901	3012450	3M™ Universal Abdeckklebeband 301E, Beige, 24 mm x 50 m, 0.150 mm	36	Rolle
7100042902	3013650	3M™ Universal Abdeckklebeband 301E, Beige, 36 mm x 50 m, 0.150 mm	24	Rolle
7100042903	3014850	3M™ Universal Abdeckklebeband 301E, Beige, 48 mm x 50 m, 0.150 mm	20	Rolle
7100044391	3017250	3M™ Universal Abdeckklebeband 301E, Beige, 72 mm x 50 m, 0.150 mm	12	Rolle
7100042956	3011526	3M™ Universal Abdeckklebeband 301E, Beige, 1526 mm x 50 m, 0.150 mm	9	Rolle

3M™ Performance Abdeckklebeband 401E

Das Abdeckklebeband 401E ist ein geschmeidiges Allzweck-Kreppklebeband mit hoher Zugfestigkeit. Sandfarben, Kautschuk-Klebstoff, Dicke 0,170 mm. Kann Temperaturen bis zu 140 °C ausgesetzt werden. Ideal bei Farbbrennprozessen.

- Ideale Kombination aus Haftung und Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen
- Optimal bei Farbbrennprozessen
- Kann Temperaturen bis 140 °C ausgesetzt werden



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100042899	4011850	3M™ Performance Abdeckklebeband 401E, Braun, 18 mm x 50 m, 0.160 mm	48	Rolle
7100042900	4012450	3M™ Performance Abdeckklebeband 401E, Braun, 24 mm x 50 m, 0.160 mm	36	Rolle
7100042904	4013650	3M™ Performance Abdeckklebeband 401E, Braun, 36 mm x 50 m, 0.160 mm	24	Rolle
7100042954	4014850	3M™ Performance Abdeckklebeband 401E, Braun, 48 mm x 50 m, 0.160 mm	20	Rolle
7100044392	4017250	3M™ Performance Abdeckklebeband 401E, Braun, 72 mm x 50 m, 0.160 mm	12	Rolle
7100042957	4011526	3M™ Performance Abdeckklebeband 401E, Braun, 1526 mm x 50 m, 0.160 mm	9	Rolle

Einseitige Klebebänder

3M™ Hochtemperatur Abdeckklebeband 501E

Das Abdeckklebeband 501E ist ein chamoisfarbenes, 0,150 mm dickes Kreppklebeband mit Kautschuk-Klebstoff.

- Klebeband für anspruchsvolle industrielle Anwendungen bei hohen Temperaturen
- Beständig gegen hohe Temperaturen für den Einsatz im Innenbereich
- Das leistungsstärkste Abdeckband mit Papierträger



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100042890	5011850	3M™ Hochtemperatur Abdeckklebeband 501E, Beige, 18 mm x 50 m, 0.150 mm	48	Rolle
7100042893	5012450	3M™ Hochtemperatur Abdeckklebeband 501E, Beige, 24 mm x 50 m, 0.150 mm	36	Rolle
7100042894	5013650	3M™ Hochtemperatur Abdeckklebeband 501E, Beige, 36 mm x 50 m, 0.150 mm	24	Rolle
7100042895	5014850	3M™ Hochtemperatur Abdeckklebeband 501E, Beige, 48 mm x 50 m, 0.150 mm	20	Rolle
7100042982	5017250	3M™ Hochtemperatur Abdeckklebeband 501E, Beige, 72 mm x 50 m, 0.150 mm	12	Rolle
7100098737	501E100X50	3M™ Hochtemperatur Abdeckklebeband 501E, Beige, 100 mm x 50 m, 0.150 mm	8	Rolle
7100042958	5011526	3M™ Hochtemperatur Abdeckklebeband 501E, Beige, 1526 mm x 50 m, 0.150 mm	9	Rolle

Scotch® Papier-Abdeckklebeband 202

Naturfarbenes, feingekrepptes und imprägniertes Papier-Klebeband. Dehnbar für sphärisch geformte Oberflächen, garantiert saubere Abgrenzung der Farbkanten. Nach kurzer Zeit rückstandsfrei entfernbar.

- Schwere, dicke Krepppapierunterlage sorgt für gute Farblinien
- Klebstoff auf Naturkautschukbasis bietet gute Soforthaftung
- Klebstoff bietet ausgezeichnete Klebekraft für zuverlässige Leistung



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100041928	2021850	Scotch® Papierklebeband 202, Beige, 18 mm x 50 m, 0.17 mm	48	Rolle
7100044183	2022450	Scotch® Papierklebeband 202, Beige, 24 mm x 50 m, 0.17 mm	36	Rolle
7000088544	2023050	Scotch® Papierklebeband 202, Beige, 30 mm x 50 m, 0.17 mm	32	Rolle
7100044184	2023650	Scotch® Papierklebeband 202, Beige, 36 mm x 50 m, 0.17 mm	24	Rolle
7100044185	2024850	Scotch® Papierklebeband 202, Beige, 48 mm x 50 m, 0.17 mm	20	Rolle
7100044186	2027250	Scotch® Papierklebeband 202, Beige, 72 mm x 50 m, 0.17 mm	12	Rolle

Einseitige Klebebänder

Scotch® Farblinienband 218

Matt-grünes Klebeband für Lackierarbeiten mit extrem scharfen Trennlinien, auch auf sphärisch ausgeformten Oberflächen. Auch für Ofentrocknung bis ca. +90 °C (1 Std.).



- Dünnes Klebeband bietet eine hervorragende Farblinientrennung
- Eignet sich erwiesenermaßen hervorragend zum Lackieren von geraden Linien und glatten Kurven
- Beständig gegenüber den meisten Lösemitteln und Feuchtigkeit

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000050052	06306	Scotch® Farblinienband 218, Grün, 1,6 mm x 55 m, 0.127 mm	12	Rolle
7000048455	06300	Scotch® Farblinienband 218, Grün, 3,2 mm x 55 m, 0.127 mm	12	Rolle
7000048456	06301	Scotch® Farblinienband 218, Grün, 6 mm x 55 m, 0.127 mm	12	Rolle
7000028866	218655	Scotch® Farblinienband 218, Grün, 6.4 mm x 55 m, 0.127 mm	144	Rolle
7000048457	06302	Scotch® Farblinienband 218, Grün, 9 mm x 55 m, 0.127 mm	12	Rolle
7000048422	2181255	Scotch® Farblinienband 218, Grün, 12 mm x 55 m, 0.127 mm	72	Rolle
7000048458	2181255	Scotch® Farblinienband 218, Grün, 12 mm x 55 m, 0.127 mm	12	Rolle
7000048423	2181955	Scotch® Farblinienband 218, Grün, 19 mm x 55 m, 0.127 mm	48	Rolle
7000048459	21819IW	Scotch® Farblinienband 218, Grün, 19 mm x 55 m, 0.127 mm	12	Rolle
7000001161	2182555	Scotch® Farblinienband 218, Grün, 25 mm x 55 m, 0.127 mm	36	Rolle
7000028860	2185055	Scotch® Farblinienband 218, Grün, 50 mm x 55 m, 0.127 mm	24	Rolle

3M™ Allzweck-Abdeckklebeband 232

3M™ Allzweck-Abdeckklebeband 232 erzeugt scharfe Farblinien bei mittleren Einbrenntemperaturen und ermöglicht eine saubere Entfernung, selbst auf schwer zu entfernenden Oberflächen. Die dicke Krepppapierunterlage enthält ein lösungsmittelbeständiges Imprägniermittel, das das Durchschlagen von Farben bei Latex- und Ölfarben verhindert.



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100041614	2322450	3M™ Allzweck-Abdeckklebeband 232, Beige, 25 mm x 50 m	36	Rolle
7100044285	2324850	3M™ Allzweck-Abdeckklebeband 232, Beige, 48 mm x 50 m	20	Rolle

Einseitige Klebebänder

Scotch® Super UV-Abdeckklebeband 244

Das Abdeckklebeband 244 ist mit einem geschmeidigen, gelben Papierträger und einer 0,085 mm dicken Klebstoffschicht ausgestattet. Das Klebeband ist besonders UV-lichtbeständig und wasserfest. Es verfügt über eine gute Temperaturbeständigkeit (100 °C).



- Dieses Klebeband ist mit einem flachen Papierträger und einer synthetischen Klebeschicht versehen und bietet gute Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Wasser sowie gute Farbhafung
- Beständig gegenüber Klebstoffübertragung und Sonneneinstrahlung. Gute Temperaturbeständigkeit (100 °C).
- Es liefert eine gute Farbkante, ist einfach zu handhaben, vermeidet das Ablättern der Farbe und lässt sich rückstandsfrei entfernen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100046034	2441850	Scotch® Super UV-Abdeckklebeband 244, Gold, 18 mm x 50 m, 0.08 mm	48	Rolle
7100046035	2442450	Scotch® Super UV-Abdeckklebeband 244, Gold, 24 mm x 50 m, 0.08 mm	36	Rolle
7100046036	703968	Scotch® Super UV-Abdeckklebeband 244, Gold, 24 mm x 100 m, 0.08 mm	48	Rolle
7100146753	2443050	Scotch® Super UV-Abdeckklebeband 244, Gold, 30 mm x 50 m, 0.08 mm	32	Rolle
7100046037	2443650	Scotch® Super UV-Abdeckklebeband 244, Gold, 36 mm x 50 m, 0.08 mm	24	Rolle
7100048317	704013	Scotch® Super UV-Abdeckklebeband 244, Gold, 36 mm x 100 m, 0.08 mm	32	Rolle
7100046038	2444850	Scotch® Super UV-Abdeckklebeband 244, Gold, 48 mm x 50 m, 0.08 mm	24	Rolle
7100046039	704053	Scotch® Super UV-Abdeckklebeband 244, Gold, 48 mm x 100 m, 0.08 mm	24	Rolle
7000096009	2441250	Scotch® Super UV-Abdeckklebeband 244, Gold, 1250 mm x 50 m, 0.08 mm	24	Rolle

Scotch® Spezial-Lackier-Abdeckklebeband 1104

Das Scotch® Abdeckklebeband 1104 eignet sich für Anwendungen, bei denen ein weniger aggressiver Klebstoff erforderlich ist. Es kann für die meisten Abdekarbeiten verwendet werden und lässt sich sauber nach einer Brennzeit von 45 Minuten bei 120 °C entfernen.



- Es sorgt für scharfe Trennlinien und gute Anpassbarkeit an Kurven.
- Perfekt geeignet für kritische Oberflächen wie Aluminium, eloxiertes Titan, Holz und Tapeten, lackierte Oberflächen usw.
- Gute Temperaturbeständigkeit

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100044284	11042450	Scotch® Spezial-Lackier-Abdeckklebeband 1104, Beige, 24 mm x 50 m, 0.155 mm	36	Rolle
7100044286	11044850	Scotch® Spezial-Lackier-Abdeckklebeband 1104, Beige, 48 mm x 50 m, 0.155 mm	20	Rolle

Einseitige Klebebänder

3M™ Hochleistungs-Abdeckband 2693

Scotch® Hochleistungsabdeckband 2693 ist ein strapazierfähiges, glattes, schmales Krepp-Abdeckband, das sich gut für die meisten Abdeckaufgaben beim Lackieren eignet. Es wurde für den Einsatz an Pkw, Lkw und Bussen entwickelt, wo die Klebekraft unter extremen Raumtemperaturen erhalten bleiben muss.



- Hohe Haltekraft gegen ablösende Kräfte, sodass saubere, scharfe Farbkanten entstehen
- Sehr gut geeignet als Abdeckband bei der Verarbeitung von Lacken mit hohem Feststoffgehalt und Uretan-Klarlacken in der Fahrzeugindustrie
- Weicher Krepppapier-Träger, anpassungsfähig und um Ecken formbar

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000088347	269348	3M™ Hochleistungs-Abdeckband 2693, Tan, 48 mm x 55 m	24	Rolle

Scotch® Abdeckband 2800

Scotch® Abdeckband 2800 ist speziell für das Abdecken von TPO-Oberflächen (Thermoplastische Olefine) und für Brennzyklen bis zu 149 °C über 30 Minuten ausgelegt. Es ist mit den meisten Industrielacken und Lackierverfahren kompatibel und lässt sich bis zu 7 Tage lang im Freien entfernen – ohne Rückstände, Verlaufen oder Klebstoffbluten.



- Abdeckband für Farblinien, speziell konzipiert für TPO-Oberflächen (Thermoplastische Olefine)
- Formuliert für Brennzyklen bis zu 149 °C über 30 Minuten
- Erzeugt scharfe Kanten und lässt sich sauber entfernen, ohne Rückstände, Verlaufen oder Klebstoffbluten; beständig gegen Geistereffekte

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100280536	2800BL12	Scotch® Abdeckband 2800, Blau, 12 mm x 50 m	96	Rolle
7100280538	2800BL19	Scotch® Abdeckband 2800, Blau, 19 mm x 50 m	64	Rolle
7100281475	2800BL25	Scotch® Abdeckband 2800, Blau, 25 mm x 50 m	48	Rolle

Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4735

Scotch® Hochleistungsabdeckklebeband 4735 ist ein hochgradig anpassungsfähiges Klebeband, das verwendet wird, um beim Malen auf stark konturierten, gewölbten und geformten Oberflächen einen scharfen Kontrast und eine Farbtrennung zu erzielen. Es hat sich bei Hochtemperatur-Lackieranwendungen bewährt, die ein hochgradig anpassungsfähiges Band erfordern.

- Es hat sich bei Hochtemperatur-Lackieranwendungen bewährt, die ein hochgradig anpassungsfähiges Band erfordern.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000048652	473519	Scotch® Hochleistungsabdeckklebeband 4735, Orange, 19 mm x 33 m, 0.137 mm	48	Rolle

Einseitige Klebebänder

Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4737TL

Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4737 ist ein anschmiegsames Klebeband, das verwendet wird, um scharfe Farblinien und Farbtrennungen für Kurven und gerade Linien zu erzielen. Es hat sich bei Hochtemperatur-Lackieranwendungen bewährt, die ein anpassungsfähiges Band erfordern.



- Der anschmiegsame Träger ist für eine gleichmäßige Dehnung ausgelegt, um bessere Farblinien zu erzeugen.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000048629	47371233	Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4737TL, Transluzent blau, 12 mm x 33 m	72	Rolle
7000048628	47371933	Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4737TL, Transluzent blau, 19 mm x 33 m	48	Rolle
7000048627	47372533	Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4737TL, Transluzent blau, 25 mm x 33 m	36	Rolle
7000048610	47375033	Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4737TL, Transluzent blau, 50.8 mm x 33 m	24	Rolle

3M™ Aqua Washi Malerabdeckband 2899

Das Abdeckklebeband 2899 ist ein blaues Abdeckklebeband mit einem dünnen, flachen Papierträger (Washi) und einem Acrylatklebstoff, das sich gut für allgemeine Lackierarbeiten eignet. Es ist 0,081 mm dick und verfügt über eine Zugfestigkeit von 30,7 N/cm. Das Abdeckklebeband ist auf Edelstahl bis 150 °C für eine Stunde temperaturbeständig.



- Zeichnet sich durch ein dünnes, flexibles Trägermaterial für scharfe Farbkanten bei kurvenförmigen und geraden Farblinien aus
- Robuster Acrylatklebstoff für ein einfaches Entfernen mit guter Temperaturbeständigkeit
- Leicht von Hand abzureißen, Zusatzstoffe verhindern das Abblättern beim Brennvorgang

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100055239	289924	3M™ Aqua Washi Malerabdeckband 2899, Blau 24 mm x 50 m	36	Rolle
7100055251	289930	3M™ Aqua Washi Malerabdeckband 2899, Blau 30 mm x 50 m	32	Rolle
7100055250	289918	3M™ Aqua Washi Malerabdeckband 2899, Blau, 18 mm x 50 m	48	Rolle
7100055252	289936	3M™ Aqua Washi Malerabdeckband 2899, Blau, 36 mm x 50 m	24	Rolle
7100055238	289948	3M™ Aqua Washi Malerabdeckband 2899, Blau, 48 mm x 50 m	24	Rolle
7100193857	28991250	3M™ Aqua Washi Malerabdeckband 2899, Blau, 1250 mm x 50 m	24	Rolle

3M™ Gewebeklebeband 5959

3M™ Gewebeklebeband 5959 ist robust gebaut, hält stark und entfernt sich sauber, sogar bis zu 90 Tage nach dem Auftragen. Sein einzigartiger Polyethylen-Träger, der über einen dichten Gewebestoff gelegt wird, ist stark genug, um Spritzer von Stuck, Außendämm- und Oberflächensystemen (WDVS) und anderen schweren Beschichtungen zu durchdringen.



- Haftet auf vielen Oberflächen, lässt sich aber bis zu 90 Tage nach dem Auftragen sauber entfernen
- Starkes Trägermaterial, das Spritzer von Stuck und Außenisolierungs- und -veredelungssystemen (EIFS) durchzieht, ohne zu reißen
- Optisch auffälliges, leicht zu identifizierendes Klebeband

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000124742	59594841	3M™ Gewebeklebeband 5959, Rot, 48 mm x 41.1m, 0.3 mm	12	Rolle

Einseitige Klebebänder

Abdeck- und Papierklebebänder

3M™ Kreppklebeband 2525

Dickes Papier-Klebeband für Anwendungen, in denen hohe Klebkraft, gute Temperaturbeständigkeit und ein starkes Trägerpapier gefragt sind.

- Entwickelt für das Spleißen bei hohen Temperaturen und das Abdecken im Lackierprozess
- Kann einem Brennzyklus von bis zu 149 °C (300 °F) für bis zu eine Stunde widerstehen
- Der Klebstoff auf Naturkautschukbasis bietet zuverlässige Haftung und Haltekraft



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100016326	252524	3M™ Kreppklebeband 2525, Orange, 24 mm x 55 m, 0.24 mm	36	Rolle
7000088508	25254855	3M™ Kreppklebeband 2525, Orange, 48 mm x 55 m, 0.24 mm	24	Rolle

Scotch® Papier-Abdeckklebeband 250

Das Scotch® Flatback Abdeckklebeband 250 wird als Testklebeband für die Endkontrolle der Lackhaftung eingesetzt. Es zeichnet sich durch hohe Schälfestigkeit und ein stabiles, flaches Trägermaterial aus Papier aus. Das Klebeband eignet sich ideal zum Halten und Bündeln.

- Sauberes Ablösen von lackierten, beschichteten und pulverbeschichteten Oberflächen
- Gute Soforthaftung dank stark haftendem, druckempfindlichem Klebstoff
- Spezielles flache Trägermaterial aus Papier ist reiß- und bruchfest



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000001488	2502555	Scotch® Papierklebeband 250, Braun, 25 mm x 55 m, 0.15 mm	36	Rolle

Einseitige Klebebänder

Gewebe-Klebebänder

3M™ Super Gewebeklebeband DT17

Dieses sehr dicke und starke Klebeband besteht aus einer Polyethylenfolie, die mit einer Mischung aus synthetischem und natürlichem Kautschuk-Klebstoff auf Gewebe laminiert ist. Es widersteht dem Kräuseln und lässt sich für eine Vielzahl von extrem anspruchsvollen Anwendungen sauber von der Rolle abreißen. Das 3M™ Stark beanspruchbare Gewebeklebeband DT17 wurde entwickelt, um maximale Festigkeit und eine langlebige Lösung für Anwendungen mit hoher Belastung zu bieten.



- Das ultradicke, wasserabweisende Trägermaterial widersteht Verschleiß und Abrieb und ist leicht von Hand abreißbar.
- Der aggressive Kautschuk-Klebstoff bietet sofortige Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen wie Metall, Glas, Kunststoff und versiegeltem Beton
- Der eng gewobene Gitterstoff sorgt für hohe Zugfestigkeit, dies ist ideal zur Verwendung beim Bündeln

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100158390	DT17S48	3M™ Super Gewebeklebeband DT17, Schwarz, 48 mm x 32 m, 0.43 mm, einzeln verpackt	24	Rolle

3M™ Schwerlast-Gewebeklebeband DT11

Dieses robuste Klebeband besteht aus einer Polyethylenfolie, die mit einer Mischung aus synthetischem und natürlichem Kautschuk-Klebstoff auf Gewebe laminiert ist. Es widersteht dem Kräuseln und lässt sich für eine Vielzahl von Anwendungen sauber von der Rolle abreißen. Das 3M™ Extrem beanspruchbare Gewebeklebeband DT11 bietet eine zuverlässige Lösung für alltägliche Herausforderungen und haftet auf zahlreichen Substraten, einschließlich Kunststoff.



- Vielseitig mit gutem Halt für den täglichen Gebrauch bei anspruchsvollsten Anwendungen
- Haftet sofort und bleibt auf unregelmäßigen Oberflächen, ohne Ablösung, selbst auf den meisten Kunststoffen
- Das wasserabweisende Polyethylen-Trägermaterial widersteht Verschleiß und leichtem Abrieb

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100158377	DT11S48	3M™ Schwerlast-Gewebeklebeband DT11, Schwarz, 48 mm x 55 m, 0.28 mm, einzeln verpackt	24	Rolle
7100158346	DT11SI48	3M™ Schwerlast-Gewebeklebeband DT11, Silber, 48 mm x 55 m, 0.28 mm, einzeln verpackt	24	Rolle

Einseitige Klebebänder

3M™ Allzweck-Gewebeklebeband DT8

Dieses aggressive Klebeband besteht aus einer Polyethylenfolie, die mit einer Mischung aus synthetischem und natürlichem Kautschuk-Klebstoff auf Gewebe laminiert ist. Es widersteht dem Kräuseln und lässt sich für eine Vielzahl von anspruchsvollen Anwendungen sauber von der Rolle abreißen. Das 3M™ Allzweck-Klebeband DT8 wurde entwickelt, um eine vielseitige, anpassungsfähige und schnelle Klebelösung für anspruchsvolle Anwendungen zu bieten.



- Der extrem haftende Naturkautschuk-Klebstoff bietet sofortige Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen wie Metall, Glas, Kunststoff und versiegeltem Beton
- Das beschichtete Gittergewebe ermöglicht die einfache Verwendung und Handhabung des Klebebandes und lässt sich leicht mit der Hand abreißen.
- Das anpassungsfähige Trägermaterial eignet sich gut für konturierte Oberflächen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100174105	DT8S48	3M™ Allzweck-Klebeband DT8, Schwarz, 48 mm x 23 m, 0,2 mm, einzeln verpackt	24	Rolle
7100174104	DT8S48IW	3M™ Allzweck-Klebeband DT8, Schwarz, 48 mm x 55 m, 0,2 mm, einzeln verpackt	24	Rolle
7100158365	DT8SI48	3M™ Allzweck-Klebeband DT8, Silber, 48 mm x 23 m, 0,2 mm, einzeln verpackt	24	Rolle
7100158345	DT8SI48IW	3M™ Allzweck-Klebeband DT8, Silber, 48 mm x 55 m, 0,2 mm, einzeln verpackt	24	Rolle

3M™ Performance Plus Gewebeklebeband 8979

3M™ Gewebeklebeband 8979 besitzt eine einzigartige Struktur für dauerhafte und vorübergehende Anwendungen in Innen- und Außenbereichen. Es lässt sich ohne oder mit sehr wenigen Klebstoffrückständen bis zu sechs Monate nach der Verklebung von den meisten undurchsichtigen Oberflächen entfernen.




- Dank UV-, Sonnenlicht- und Witterungsbeständigkeit haftet es bis zu einem Jahr, ohne zu altern
- Spezialklebstoff haftet auf den meisten Oberflächen sofort und über lange Zeiträume zuverlässig
- Schützt vor leichtem Abrieb, einschließlich Partikeln vom Glasperlstrahlen, Sandstrahlen und Kugelstrahlen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000001329	89794822	3M™ Gewebeklebeband 8979, Blau, 48 mm x 22,8 m, 0,33 mm	12	Rolle
7000001330	89794855	3M™ Gewebeklebeband 8979, Blau, 48 mm x 54,8 m, 0,33 mm	24	Rolle

3M™ Performance Plus Gewebeklebeband 8979N

3M™ 8979N UV-Beständiges Gewebeklebeband Duct Tape ist ein hochspezialisiertes Klebeband, das sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Kernkraftwerks-, Schiffs- und Stahlindustrie eignet. Es wird häufig zum Versiegeln, Halten, Identifizieren und Schützen verwendet. Dieses Klebeband ist bis zu 12 Monate widerstandsfähig gegen Abnutzung, Abrieb, Feuchtigkeit und UV-Strahlung.



- Beständig gegen UV, Sonnenlicht und Wetter und hält bis zu einem Jahr ohne Verschlechterung
- Anwendung wie Klebeband 8979, zusätzlich jedoch auch für Anwendungen in der Kerntechnik geeignet.
- Rückstandsfrei ablösbar von den meisten undurchsichtigen Oberflächen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000049014	8979N48	3M™ Performance Plus Gewebeklebeband 8979N, Rot, 48 mm x 54,8 m, 0,33 mm	24	Rolle

Einseitige Klebebänder

3M™ Gewebeklebeband 389

Mit Polyethylen behandeltes Trägermaterial aus Rayon-Gewebe mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff.

- Das wasserfeste Trägermaterial ist hervorragend formbar und leicht abzureißen.
- In Silber oder Schwarz erhältlich
- Gute Anpassbarkeit



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000111477	389B50	3M™ Gewebeklebeband 389, Blau, 50 mm x 50 m, 0.26 mm	24	Rolle
7000111490	389DB50	3M™ Gewebeklebeband 389, Blau, 50 mm x 50 m, 0.26 mm	24	Rolle
7000111475	389G25	3M™ Gewebeklebeband 389, Gelb, 25 mm x 50 m, 0.26 mm	36	Rolle
7000111476	389G50	3M™ Gewebeklebeband 389, Gelb, 50 mm x 50 m, 0.26 mm	24	Rolle
7000111487	389GR50	3M™ Gewebeklebeband 389, Grün, 50 mm x 50 m, 0.26 mm	24	Rolle
7000111473	389O38	3M™ Gewebeklebeband 389, Oliv, 38 mm x 50 m, 0.26 mm	24	Rolle
7000111474	389O50	3M™ Gewebeklebeband 389, Oliv, 50 mm x 50 m, 0.26 mm	24	Rolle
7000111483	389R19	3M™ Gewebeklebeband 389, Rot, 19 mm x 50 m, 0.26 mm	48	Rolle
7000111484	389R25	3M™ Gewebeklebeband 389, Rot, 25 mm x 50 m, 0.26 mm	1	Rolle
7000111485	389R38	3M™ Gewebeklebeband 389, Rot, 38 mm x 50 m, 0.26 mm	24	Rolle
7000111486	389R50	3M™ Gewebeklebeband 389, Rot, 50 mm x 50 m, 0.26 mm	24	Rolle
7000111488	389R100	3M™ Gewebeklebeband 389, Rot, 100 mm x 50 m, 0.26 mm	8	Rolle
7000111478	389S19	3M™ Gewebeklebeband 389, Schwarz, 19 mm x 50 m, 0.26 mm	48	Rolle
7000111459	389S25	3M™ Gewebeklebeband 389, Schwarz, 25 mm x 50 m, 0.26mm	36	Rolle
7000111460	389S38	3M™ Gewebeklebeband 389, Schwarz, 38 mm x 50 m, 0.26 mm	24	Rolle
7000111461	389S50	3M™ Gewebeklebeband 389, Schwarz, 50 mm x 50 m, 0.26 mm	24	Rolle
7000111462	389S75	3M™ Gewebeklebeband 389, Schwarz, 75 mm x 50 m, 0.26 mm	12	Rolle
7000111463	389S100	3M™ Gewebeklebeband 389, Schwarz, 100 mm x 50 m, 0.26 mm	8	Rolle
7000111480	389SI19	3M™ Gewebeklebeband 389, Silber, 19 mm x 50 m, 0.26 mm	1	Rolle
7000111468	389SI25	3M™ Gewebeklebeband 389, Silber, 25 mm x 50 m, 0.26 mm	36	Rolle
7000111469	389SI38	3M™ Gewebeklebeband 389, Silber, 38 mm x 50 m, 0.26 mm	24	Rolle
7000111470	389SI50	3M™ Gewebeklebeband 389, Silber, 50 mm x 50 m, 0.26 mm	24	Rolle
7000111471	389SI75	3M™ Gewebeklebeband 389, Silber, 75 mm x 50 m, 0.26 mm	1	Rolle
7000111472	389SI100	3M™ Gewebeklebeband 389, Silber, 100 mm x 50 m, 0.26 mm	8	Rolle
7000111479	389W19	3M™ Gewebeklebeband 389, Weiß, 19 mm x 50 m, 0.26 mm	1	Rolle
7000111464	389W25	3M™ Gewebeklebeband 389, Weiß, 25 mm x 50 m, 0.26 mm	36	Rolle
7000111465	389W38	3M™ Gewebeklebeband 389, Weiß, 38 mm x 50 m, 0.26 mm	24	Rolle
7000111466	389W50	3M™ Gewebeklebeband 389, Weiß, 50 mm x 50 m, 0.26 mm	24	Rolle
7000111467	389W100	3M™ Gewebeklebeband 389, Weiß, 100 mm x 50 m, 0.26 mm	1	Rolle

Einseitige Klebebänder

3M™ Vinyl-Klebeband 3903i

Das 3M™ Vinyl-Klebeband 3903i ist ein mit der Hand abreißbares Allzweck-Klebeband, das über einen Kautschuk-Klebstoff und ein geprägtes Vinyl-Trägermaterial verfügt. Dieses Klebeband eignet sich ideal für vielfältige Zwecke, wie z. B. provisorische Reparaturen, das Markieren, Absichern und Bündeln von Kabeln, Abdichten, Befestigen, Schützen und andere Arbeiten, einschließlich Anwendungen, die Feuchtigkeitsbeständigkeit erfordern.



- Der Kautschuk-Klebstoff haftet sofort und dauerhaft auf vielen Oberflächen, selbst an unebenen Oberflächen
- Das geprägte Vinyl-Trägermaterial hat eine starke Dehnfähigkeit von 115 %
- Temperaturbeständigkeit bis 93 °C

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100263683	3903Y50	3M™ Vinyl-Klebeband 3903i, Gelb, 50 mm x 50 m	24	Rolle
7100263682	3903BK50	3M™ Vinyl-Klebeband 3903i, Schwarz, 50 mm x 50 m	24	Rolle
7100263680	390350	3M™ Vinyl-Klebeband 3903i, Silber, 50 mm x 50 m	24	Rolle
7100263681	3903W50	3M™ Vinyl-Klebeband 3903i, Weiß, 50 mm x 50 m	24	Rolle

3M™ Schwerlast-Gewebeklebeband 3939

3M™ Gewebeklebeband 3939 hat die Zugfestigkeit und Haftung zum Spleißen, Abdecken, Flickern, Säumen, Aufhängen von Folien, Abdichten von PVC-Rohren, Abdecken von Stolperfallen und einer Vielzahl anderer industrieller Anwendungen.



- Klebeband in Industriequalität zum Spleißen, Abdecken, Flickern, Abdichten und Verschließen
- Hohe Zugfestigkeit für sicheren Halt unter Spannung
- Dicker Kautschuk-Klebstoff mit dichtem Abschluss auf den meisten rauen und glatten Oberflächen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000028933	39394854	3M™ Schwerlast-Gewebeklebeband 3939, Silber, 48 mm x 55 m	24	Rolle

3M™ Schwerlast-Gewebeklebeband 2904

Das Scotch® Universelle Gewebeklebeband 2904 ist ein vielseitiges, langlebiges Allzweck-Klebeband aus Polyethylen auf Leinengewebe mit einem synthetischen Kautschuk-Klebstoff. Es ist eine hervorragende Wahl für allgemeine Wartung, zum Bündeln, Umwickeln, Befestigen, Verschließen und Schützen.



- Extrem haftbarer Synthese-Kautschuk-Klebstoff bietet sofortige Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen
- Kann in beide Richtungen per Hand abgerissen werden
- Hohe Zugfestigkeit, ideal zum Bündeln

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100098643	2904D4850B	3M™ Schwerlast-Gewebeklebeband 2904, Schwarz, 48 mm x 50 m, 0,19 mm	24	Rolle
7100098707	2904D4850S	3M™ Schwerlast-Gewebeklebeband 2904, Silber, 48 mm x 50 m, 0,19 mm	24	Rolle

Einseitige Klebebänder

3M™ Universelles Gewebeklebeband 2903

Das Scotch® Universelle Gewebeklebeband 2903 ist eine vielseitige Membran aus Polyethylen auf Leinewebe mit einer synthetischen Kautschuk-Oberfläche. Es ist eine hervorragende Wahl für allgemeine Wartung, zum Bündeln, Umwickeln, Befestigen, Verschließen und Schützen.

- Extrem haftbarer Synthese-Kautschuk-Klebstoff bietet sofortige Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen.
- Kann in beide Richtungen per Hand abgerissen werden
- Hohe Zugfestigkeit, ideal zum Bündeln



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100098695	2903D4850B	3M™ Universelles Gewebeklebeband 2903, Schwarz, 48 mm x 50 m, 0.15 mm	24	Rolle
7100098687	2903D4850S	3M™ Universelles Gewebeklebeband 2903, Silber, 48 mm x 50 m, 0.15 mm	24	Rolle

3M™ Gewebeklebeband 1900

Das 3M™ Gewebeklebeband 1900 ist ideal für allgemeine Anwendungen geeignet, einschließlich leichtes Abdichten, Bündeln, Markieren und provisorische Reparaturen. Der Synthese-Kautschuk-Klebstoff haftet, sobald er mit glatten Metall-, Glas-, Kunststoff-, versiegelten Beton- und anderen Oberflächen in Kontakt kommt. Die wasserfeste Polyethylen-Beschichtung dichtet auch in feuchten Umgebungen gut ab.

- Handreißbar, wasserfest, universell einsetzbar
- Haftklebender Synthese-Kautschuk-Klebstoff haftet bei Kontakt auf Metall, Glas, Kunststoff, Beton und anderen Oberflächen
- Oberfläche lässt sich mit Markern leicht vorübergehend beschriften



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000071798	1900S50	3M™ Gewebeklebeband 1900, Schwarz, 50 mm x 50 m, 0.17 mm	24	Rolle
7000071804	1900S75	3M™ Gewebeklebeband 1900, Schwarz, 75 mm x 50 m, 0.17 mm	18	Rolle
7000032383	1900SI50	3M™ Gewebeklebeband 1900, Silber, 50 mm x 50 m, 0.17 mm	24	Rolle

Einseitige Klebebänder

Dichtbänder

3M™ Hochleistungs-Dichtband 4411N

Das 3M™ Hochleistungs-Dichtband 4411N, transluzent, ist ein 1 mm dickes, extrem anpassungsfähiges, einseitiges Acrylat-Klebeband mit leistungsstarkem Ionomer-Träger. Unser Klebeband wurde speziell dazu konzipiert, um eine professionelle Abdichtung über eine bestehende Verbindung oder Naht, die direktem Sonnenlicht, extremen Temperaturen und Feuchtigkeit ausgesetzt ist, zu bieten.



- Sehr gute Beständigkeit gegenüber vielen gebräuchlichen industriellen Lösungsmitteln sowie gegenüber hohen Temperaturen
- Stark haftender Klebstoff klebt bei Kontakt mit sofortiger Wirkung, ohne Trocknen, Auslaufen oder Reinigen
- 1 mm dickes, anpassungsfähiges, transluzentes Klebeband bietet effektive Abdichtung über Konturen, Kanten, Nieten und Schraubenköpfen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100137182	4411N/IPS	3M™ Hochleistungs-Dichtband 4411N, Transluzent, 50 mm x 5.5 m, 1.0 mm, Blister	4	Rolle
7000049661	4411N50	3M™ Hochleistungs-Dichtband 4411N, Transluzent, 50 mm x 33 m, 1.0 mm	6	Rolle
7100288968	4411N	3M™ Hochleistungs-Dichtband 4411N, Transluzent, 610 mm x 33 m, 1.0 mm	1	Rolle

3M™ Hochleistungs-Dichtband 4411B

Das 3M™ Hochleistungs-Dichtband 4411B, schwarz, ist ein 1 mm dickes, extrem anpassungsfähiges, einseitiges Acrylat-Klebeband mit leistungsstarkem Ionomer-Träger. Unser Klebeband wurde speziell dazu konzipiert, um eine professionelle Abdichtung über eine bestehende Verbindung, Naht oder Durchdringung, die direktem Sonnenlicht, extremen Temperaturen und Feuchtigkeit ausgesetzt ist, zu bieten.



- Sehr gute Beständigkeit gegenüber vielen gebräuchlichen industriellen Lösungsmitteln sowie hohen Temperaturen
- Stark haftender Klebstoff klebt bei Kontakt mit sofortiger Wirkung, ohne Trocknen, Auslaufen oder Reinigen
- 1 mm dickes, anpassungsfähiges Klebeband in Schwarz bietet effektive Abdichtung über Konturen, Kanten, Nieten und Schraubenköpfe

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100137163	4411B/IPS	3M™ Hochleistungs-Dichtband 4411B, Schwarz, 50 mm x 5.5 m, 1.0 mm, Blister	4	Rolle
7000049663	4411B50	3M™ Hochleistungs-Dichtband 4411B, Schwarz, 50 mm x 33 m, 1.0 mm	6	Rolle
7100288972	4411B	3M™ Hochleistungs-Dichtband 4411B, Schwarz, 610 mm x 33 m, 1.0 mm	1	Rolle

Einseitige Klebebänder

3M™ Hochleistungs-Dichtband 4411G

Das 3M™ Hochleistungs-Dichtband 4411G, grau, ist ein 1 mm dickes, extrem anpassungsfähiges, einseitiges Acrylat-Klebeband mit leistungsstarkem Ionomer-Träger. Unser Klebeband wurde speziell dazu konzipiert, um eine professionelle Abdichtung über eine bestehende Verbindung oder Naht, die direktem Sonnenlicht, extremen Temperaturen und Feuchtigkeit ausgesetzt ist, zu bieten.



- Sehr gute Beständigkeit gegenüber vielen gebräuchlichen industriellen Lösungsmitteln sowie hohen Temperaturen
- Stark haftender Klebstoff klebt bei Kontakt mit sofortiger Wirkung, ohne Trocknen, Auslaufen oder Reinigen
- 1 mm dickes, anpassungsfähiges Klebeband in Grau bietet effektive Abdichtung über Konturen, Kanten, Nieten und Schraubenköpfe

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000049662	4411G50	3M™ Hochleistungs-Dichtband 4411G, Grau, 50 mm x 33 m, 1.0 mm	6	Rolle
7100289033	4411G610	3M™ Hochleistungs-Dichtband 4411G, Grau, 610 mm x 33 m, 1.0 mm	1	Rolle

3M™ Hochleistungs-Dichtband 4412N

Das 3M™ Hochleistungs-Dichtband 4412N, transluzent, ist ein 2 mm dickes, extrem anpassungsfähiges, einseitiges Acrylat-Klebeband mit leistungsstarkem Ionomer-Träger. Unser Klebeband wurde speziell dazu konzipiert, um eine professionelle Abdichtung über eine bestehende Verbindung, Naht oder Durchdringung, die direktem Sonnenlicht, extremen Temperaturen und Feuchtigkeit ausgesetzt ist, zu bieten.



- Sehr gute Beständigkeit gegenüber vielen gebräuchlichen industriellen Lösungsmitteln sowie hohen Temperaturen
- Stark haftender Klebstoff klebt bei Kontakt mit sofortiger Wirkung, ohne Trocknen, Auslaufen oder Reinigen
- 2 mm dickes, anpassungsfähiges Klebeband in transluzent bietet effektive Abdichtung über Konturen, Kanten, Nieten und Schraubenköpfe

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000029082	4412N25	3M™ Hochleistungs-Dichtband 4412N, Transluzent, 25 mm x 16.5 m, 2.0 mm	9	Rolle
7000021302	4412N50	3M™ Hochleistungs-Dichtband 4412N, Transluzent, 50 mm x 16.5 m, 2.0 mm	6	Rolle
7100002405	4412N76	3M™ Hochleistungs-Dichtband 4412N, Transluzent, 75 mm x 16.5 m, 2.0 mm	3	Rolle
7100289108	4412N610	3M™ Hochleistungs-Dichtband 4412N, Transluzent, 610 mm x 16.5 m, 2.0 mm	1	Rolle

Einseitige Klebebänder

3M™ Hochleistungs-Dichtband 4412G

Das 3M™ Hochleistungs-Dichtband 4412G, grau, ist ein 2 mm dickes, extrem anpassungsfähiges, einseitiges Acrylat-Klebeband mit leistungsstarkem Ionomer-Träger. Unser Klebeband wurde speziell dazu konzipiert, um eine professionelle Abdichtung über eine bestehende Verbindung, Naht oder Durchdringung, die direktem Sonnenlicht, extremen Temperaturen und Feuchtigkeit ausgesetzt ist, zu bieten.



- Sehr gute Beständigkeit gegenüber vielen gebräuchlichen industriellen Lösungsmitteln sowie hohen Temperaturen
- Stark haftender Klebstoff klebt bei Kontakt mit sofortiger Wirkung, ohne Trocknen, Auslaufen oder Reinigen
- 2 mm dickes, anpassungsfähiges Klebeband in Grau bietet effektive Abdichtung über Konturen, Kanten, Nieten und Schraubenköpfe

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000047348	604311	3M™ Hochleistungs-Dichtband 4412G, Grau, 50 mm x 16.5 m, 2.0 mm	216	Rolle
7100289034	4412G610	3M™ Hochleistungs-Dichtband 4412G, Grau, 610 mm x 16.5 m, 2.0 mm	1	Rolle

3M™ FAST-UC Ultra-Konformes Dichtband 8045P

Das 3M™ FAST-UC 8045P Dichtband ist ein formbares Acrylatklebeband zur wind- und schlagregendichten Klebung von Tür-, Fenster- und Dachkonstruktionen sowie für Durchdringungen und Anschlüsse im Innen- und Außenbereich.



- flexibel und 3D-formbar
- nageldicht, selbstverschweißend
- bis -18 °C einsetzbar, bis 0 °C verarbeitbar

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100108888	8045P6025	3M™ FAST-UC Ultra-Konformes Dichtband 8045P, Grau, 60 mm x 25 m, 1.1 mm	5	Rolle
7100100275	8045UC10025	3M™ FAST-UC Ultra-Konformes Dichtband 8045P, Grau, 100 mm x 25 m, 1.1 mm, unbedruckt	12	Rolle
7100108714	8045P15025	3M™ FAST-UC Ultra-Konformes Dichtband 8045P, Grau, 150 mm x 25 m, 1.1 mm	2	Rolle
7100100276	8045UC15025	3M™ FAST-UC Ultra-Konformes Dichtband 8045P, Grau, 150 mm x 25 m, 1.1 mm, unbedruckt	8	Rolle
7100108887	8045P20025	3M™ FAST-UC Ultra-Konformes Dichtband 8045P, Grau, 200 mm x 25 m, 1.1 mm	6	Rolle
7100101074	8045UC121025	3M™ FAST-UC Ultra-Konformes Dichtband 8045P, Grau, 1210 mm x 25 m, 1.1 mm, unbedruckt	1	Rolle

Einseitige Klebebänder

3M™ Flexibles Dehnbares Dichtband mit geteiltem Schutzpapier 8067E FAST-F

Das 3M™ FAST-F 8067E Dichtband ist ein einseitig klebendes, luft- und wasserdichtes Acrylatdichtband zur Erstellung von Baukörperanschlussfugen sowie zum Spleißen und Reparieren von Membranfolien und Unterspannbahnen. Es ist ein extra strapazierfähiges und flexibles Hochleistungsklebeband mit geschlitztem Schutzpapier für einfache Verklebungen von Tür- und Fensterrahmen an Dampfsperrbahnen oder bei der Massivbauweise sowie für Durchdringungen und Anschlüsse im Innen- und Außenbereich.

- Flexibel und dehnbar
- geschlitztes Schutzpapier
- nageldicht



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100086951	8067E/5025	3M™ Flexibles Dehnbares Dichtband mit geteiltem Schutzpapier 8067E FAST-F, Braun, 50 mm x 25 m, 0.25 mm	24	Rolle
7100086952	8067E/D/6025	3M™ Flexibles Dehnbares Dichtband mit geteiltem Schutzpapier 8067E FAST-F, Braun, 60 mm x 25 m, 0.25 mm	20	Rolle
7100086953	806710025	3M™ Flexibles Dehnbares Dichtband mit geteiltem Schutzpapier 8067E FAST-F, Braun, 100 mm x 25 m, 0.25 mm, 50/50 Split	12	Rolle
7100087101	8067E/20025	3M™ Flexibles Dehnbares Dichtband mit geteiltem Schutzpapier 8067E FAST-F, Braun, 200 mm x 25 m, 0.25 mm, 50/50 Split	12	Rolle

3M™ FAST-G Dichtband 8068E gewebeverstärkt

Gewebeverstärktes Hochleistungsband mit oder ohne Schutzpapier. Für wind- und schlagregendichte Verklebung von Folien, Überlappungen, Plattenstößen, Sockelanschlüssen, Durchdringungen im Innen- und Außenbereich. Transluzent, damit die zu verklebenden Fugen besser sichtbar sind.

- flexibel
- nageldicht
- bis -18 °C einsetzbar, bis 0 °C verarbeitbar



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100027085	8068E50	3M™ FAST-G Dichtband 8068E gewebeverstärkt, Braun, 50 mm x 25 m, 1.3 mm	24	Rolle
7100027084	8068E60	3M™ FAST-G Dichtband 8068E gewebeverstärkt, Braun, 60 mm x 25 m, 1.3 mm	20	Rolle

Einseitige Klebebänder

3M™ FAST-D Dichtband 8069E doppelseitig

Das FAST-D 8069E ist ein extra starkes doppelseitiges Klebeband für nagelfreie, wind- und schlagregendichte Klebungen von Sparren und Folien, sowie für Dampfbremsbahnen mit Verputz im Innen- und Außenbereich.

- flexibel
- nageldicht
- bis -18 °C einsetzbar



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100087075	8069E2025D	3M™ FAST-D Dichtband 8069E doppelseitig, 20 mm x 25 m, 0.41 mm	15	Rolle
7100087488	8069E/D/2525	3M™ FAST-D Dichtband 8069E doppelseitig, 25 mm x 25 m, 0.41 mm	12	Rolle
7100100910	8069E50D	3M™ FAST-D Dichtband 8069E doppelseitig, 50 mm x 25 m, 0.41 mm	6	Rolle

3M™ FAST-D Dichtband 8069 doppelseitig

Halbflexible Schweißbadsicherungssysteme auf Keramikbasis mit selbstklebendem Aluminiumträgermaterial.

- Einsetzbar bei allen Lichtbogen-Schweißverfahren.
- Direkter Einsatz von mechanisierten und automatisierten Schweißverfahren ohne Änderungen der Bauteile für Minimierung der Nahttoleranzen erhöht Produktivität und reduziert Kosten.
- Geringe Nacharbeit, d.h. weniger Verlust von Schweißgut, schnellere Bearbeitung und bessere Arbeitsbedingungen.



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100089779	8067E1220	3M™ FAST-D Dichtband 8069E doppelseitig, Silber, 1220 mm x 50 m, 0.410 mm	1	Rolle




Papier und Druck

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebebander

Wir finden ein Klebeband, das die Anforderungen Ihres Handwerks erfüllt.

Eine der wichtigsten Entscheidungen bei der Herstellung von Flexodrucken ist die Wahl des richtigen Klischeeklebebands. 3M bietet eine umfassende Palette an Optionen und verfügt über jahrzehntelanger Erfahrung in der Branche, sodass Sie sich darauf verlassen können, dass wir das richtige Klebeband für Ihre jeweilige Aufgabe finden.



Wenden Sie sich an unsere engagierten Fachleute, die Sie bei der Auswahl des optimalen Produkts unterstützen.

Produktauswahl und Anwendung: Viele Faktoren, die außerhalb des Einflussbereichs von 3M und nur innerhalb des Wissens und der Kontrolle des Anwenders liegen, können die Verwendung und Leistung eines 3M Produkts in einer bestimmten Anwendung beeinflussen. Daher liegt es in der alleinigen Verantwortung des Kunden, einzuschätzen, ob das Produkt für den vom Kunden vorgesehenen Zweck geeignet ist. Dies schließt eine Risikoeinschätzung des Arbeitsplatzes sowie eine Durchsicht aller relevanten Verordnungen und Normen (z. B. OSHA, ANSI usw.) ein. Wird die angemessene Bewertung, Auswahl und der Einsatz von 3M Produkten und geeigneter Sicherheitsausrüstung versäumt oder werden die relevanten Sicherheitsverordnungen nicht beachtet, kann dies zu Verletzungen, Krankheit, Tod und/oder Sachschäden führen.

Industrie-Klebebander, Klebstoffe und Kennzeichnungssysteme

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1
D-41453 Neuss
Telefon: +49 2131 8819258

3M (Schweiz) GmbH
Eggstrasse 91
CH-8803 Rüschlikon
Telefon: +41 44 724-9121

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4
A-1120 Wien
Telefon: +43 1 86686-253

3M und Cushion-Mount sind Marken der 3M Company.
© 3M 2022 Alle Rechte vorbehalten. OMG275511.

Wasserdispergierbare Klebebänder

3M™ Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 8387

Das Spleiß-Klebeband ist 0,19 mm dünn, aber dennoch fest und leicht trennbar. Es besteht aus einer Folie, deren Spleißseite mit einem Kautschuk-Klebstoff, die Rollenseite mit einem Acrylat-Klebstoff beschichtet ist.

- Perfekt für den Einsatz auf verschiedenen Folien (BOPP, PE, Aluminium, u.a.)
- Optimaler Klebstoff auch auf problematischen Oberflächen
- Für höchste Geschwindigkeit



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100044924	83875050	3M™ Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 8387, Rosa, 50 mm x 50 m, 0.19 mm	24	Rolle

3M™ Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 7387 SFS

Eine spaltbare Klebebandkonstruktion, die für geradlinige fliegende Spleiße entwickelt wurde, ausgestattet mit Klebstoff auf beiden Seiten und einem beschichteten Schutzpapier mit Einkerbung für eine einfache manuelle Anwendung.

- Spleißen hinterlässt keine Rückstände
- keine Reinigung von Faserresten erforderlich
- für das Spleißen von Film- und Folienbahnen bei Prozessgeschwindigkeiten



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100103009	73875050	3M™ Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 7387 SFS, Weiß, 50 mm x 50 m, 0.34 mm	16	Rolle

3M™ Einseitiges Spleißklebeband R3127

R3127 ist unser dünnes repulpierbares Band für die Bahnverarbeitung, erhältlich in den Farben Blau, Weiß, Braun und Rot. Der Träger dieses Bandes enthält eine dünne Silikontrennschicht, um die Notwendigkeit eines Trägermaterials zu beseitigen, und ist daher nicht bedruckbar.

- 4,5 mil, dehnbarer Papierträger, einseitiges Klebeband, ausgezeichnete Hitzebeständigkeit bis 176,67 °C
- Das dünne, starke und anpassungsfähige Trägermaterial ist auf das Fixieren des Rollenansfangs mit dem Kern, das Ankleben des Rollendes und den Rollenabschluss ausgelegt und eignet sich für viele verschiedene Papierarten und Temperaturen
- Der repulpierbare Klebstoff verhindert die Verunreinigung des Kollerstoffs mit nicht repulpierbarem Spleißmaterial



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100027855	R3127W36	3M™ Einseitiges Spleißklebeband R3127, Weiß, 36 mm x 55 m, 0.11 mm	24	Rolle
7100027856	R3127W48	3M™ Einseitiges Spleißklebeband R3127, Weiß, 48 mm x 55 m, 0.11 mm	24	Rolle

3M™ Einseitiges Spleißklebeband R3187 wasserdispergierbar

Das 3M™ Einseitige Kraftklebeband R3187 ist ein gebleichter, dehnfähiger, repulpierbarer Kraftpapierträger mit einer Beschichtung aus haftstarkem, transparentem und repulpierbarem Klebstoff. Erhältlich mit blauem, weißem, braunem oder schwarzem Träger.

- Einseitiges Klebeband mit dehnfähigem Papierträger, 0,19mm, ausgezeichnete thermische Beständigkeit bis zu 176,67 °C
- Extrastarker Träger für das Verkleben des Rollenanfangs mit dem Kern, Ankleben des Rollenendes und den Rollenabschluss, geeignet für viele Papiere und Temperaturen
- Der wasserdispergierbare Klebstoff verhindert die Verunreinigung des Kollerstoffs mit nicht repulpierbarem Spleißmaterial

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100028023	R31874855	3M™ Einseitiges Spleißklebeband R3187 wasserdispergierbar, Blau, 48 mm x 55 m, 0.19 mm	24	Rolle

3M™ Doppelseitiges Wasserdispergierbares Spleißklebeband R3227

Das 3M™ Klebeband R3227 ist ein wasserdispergierbares, doppelseitig beschichtetes Klebeband mit hoher Scherfestigkeit. Das Papierträgerband ist in Blau oder Weiß mit einer Schutzabdeckung aus Kraftpapier erhältlich.



- Doppelseitiges Klebeband mit Papierträger, 0,09mm, ausgezeichnete thermische Beständigkeit bis zu 180 °C
- Dünner, starker, anschmiegsamer Träger für das Kleben des Rollenanfangs mit dem Kern, Ankleben des Rollenendes und den Speicherrollenwechsel am Querschneider, geeignet für viele Papiere und Temperaturen
- Der wasserdispergierbare Klebstoff verhindert Verunreinigungen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100028056	R3227B36	3M™ Doppelseitiges Wasserdispergierbares Spleißklebeband R3227, Blau, 36 mm x 55 m, 0.09 mm	24	Rolle
7100028145	669824	3M™ Doppelseitiges Wasserdispergierbares Spleißklebeband R3227, Blau, 48 mm x 55 m, 0.09 mm	24	Rolle
7100279680	R322718	3M™ Doppelseitiges Wasserdispergierbares Spleißklebeband R3227, Weiß, 18 mm x 55 m, 0.13 mm	48	Rolle
7100028148	679720	3M™ Doppelseitiges Wasserdispergierbares Spleißklebeband R3227, Weiß, 24 mm x 55 m, 0.09 mm	36	Rolle

3M™ Doppelseitiges Wasserdispergierbares Spleißklebeband R3287

Das R3287 ist ein doppelt beschichtetes Klebeband mit Papierträger, das mit einem hochklebrigen, schärfesten und wiederablösbaren Klebstoff beschichtet ist und mit einem leicht ablösbaren Papier Liner ausgestattet sind.



- Wasserdispergierbar nach TAPPI UM-213 (A)
- für temporäres und durchgehendes Spleißen an gestrichenen und ungestrichenen Papieren
- für den Rollenbeginn und -abschluss

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100028169	R3287365	3M™ Doppelseitiges Wasserdispergierbares Spleißklebeband R3287, Weiß, 36 mm x 55 m, 0.13 mm	24	Rolle

3M™ Spleißklebeband mit Build-In Sensor R9990

Das R9990 ist ein doppelt beschichtetes Klebeband und verfügt über eine metallisierte Schicht für die automatische Sensor- und Spleißerkennung.

- Aluminiumschicht zur Sensorerkennung
- Ein Klebeband für viele Spleißanforderungen
- Schnelle und einfache Anwendung

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000116521	R999037	3M™ Spleißklebeband mit Build-In Sensor R9990, Blau, 37,5 mm x 33 m	12	Rolle

3M™ Doppelseitiges Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9990N wasserdispergierbar

Das 3M™ wasserdispergierbare Spleißklebeband 9990N ist unser doppelt beschichtetes, spaltbares Klebeband mit einem Acryklebstoff und einem leicht ablösaren Papierträger, wobei der Träger für eine einfache manuelle Anwendung geschlitzt und eine Sensorschicht integriert ist.

- Konzipiert für geradlinige fliegende Verbindungen
- Leicht ablösbarer Papierliner
- metallisierte Schicht für die automatische Sensor- und Spleißerkennung



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000116530	9990N37	3M™ Spleißklebeband 9990N wasserdispergierbar, Blau, 38 mm x 33 m, 0.085 mm	12	Rolle
7000116528	9990N50	3M™ Spleißklebeband 9990N wasserdispergierbar, Blau, 50 mm x 33 m, 0.085 mm	8	Rolle

3M™ Doppelseitiges Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel R9996 wasserdispergierbar

Unser 3M™ Doppelseitiges Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel R9996 ist ein doppelt beschichtetes, wasserdispergierbares Spleißsystem für die meisten leichten Papiersorten in manuellen und automatischen Spleißgeräten für fliegende Spleißbandanwendungen.

- einfache und leichte Anwendung
- lässt sich leicht und reibungslos ablösen
- Wasserdispergierbar nach TAPPI UM-213 (A)



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000116516	R999675	3M™ Doppelseitiges Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel R9996 wasserdispergierbar, Blau, 75 mm x 55 m, 0.07 mm	12	Rolle

3M™ Doppelseitiges Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel R9993 wasserdispergierbar

Unser 3M™ Doppelseitiges Spleißklebeband R9993 ist ein doppelt beschichtetes, wasserdispergierbares Spleißsystem mit einem Low-Release-Split-Liner für den fliegenden Rollenwechsel auf der Streichmaschine. Es erzielt auch bei hohen Bahngeschwindigkeiten bis 2000 m/min allerhöchste Spleißsicherheit und ist auch auf unterschiedlichste Grammaturen, vorgestrichenen Papiere und problematische Profilen extrem zuverlässig.

- gute Temperaturbeständigkeit
- hohe Anfangshaftung
- Wasserdispergierbar nach TAPPI UM-213 (A)

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000043744	R999350	3M™ Doppelseitiges Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel R9993 wasserdispergierbar, Blau, 50 mm x 33 m, 0.07 mm	6	Rolle

3M™ Wasserdispergierbares Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9353

Das 3M™ Spleißklebeband 9353 ist ein spaltbares Klebeband für den fliegenden Rollenwechsel mit geradem Stoß bei der Ansatzverklebung. Es ist mit einer beidseitigen Beschichtung aus wasserlöslichem Acrylatklebstoff und einem einfach ablösbaren Schutzpapier (ebenfalls repulpierbar) ausgerüstet. Eine Kerblinie im Schutzpapier erleichtert das manuelle Applizieren.



- Fliegende Rollenwechsel im Zeitungs-, Offset-, Tief- und Flexodruck
- Die teilbare Schicht wurde zugunsten einer insgesamt geringeren Spaltkraft und höheren Zuverlässigkeit der Spleißnaht bei der Verarbeitung auf Druckmaschinen mit Riemenantrieb modifiziert
- Kann auch auf Druckmaschinen mit Kernantrieb verwendet werden

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100080092	753235	3M™ Wasserdispergierbares Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9353, Blau, 37 mm x 33	12	Rolle
7100079680	753236	3M™ Wasserdispergierbares Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9353, Blau, 50 mm x 33 m	8	Rolle
7100080096	753255	3M™ Wasserdispergierbares Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9353, Blau, 50 mm x 33 m	16	Rolle
7100080097	753256	3M™ Wasserdispergierbares Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9353, Blau, 50 mm x 55 m	16	Rolle

3M™ Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9356

3M™ Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9356 ist ein spaltbares Klebeband für den fliegenden Rollenwechsel mit geradem Stoß bei der Ansatzverklebung. Es ist mit einer beidseitigen Beschichtung aus repulpierbarem Acrylat-Klebstoff und einem einfach ablösbaren Schutzpapier (ebenfalls repulpierbar) ausgerüstet. Eine Kerblinie im Schutzpapier erleichtert das manuelle Applizieren.

- Fliegende Rollenwechsel an einer Offline-Streichmaschine oder auf Druckmaschinen mit Kernantrieb
- Nicht bestimmt für Druckmaschinen mit Riemenantrieb
- Für höchste Geschwindigkeit

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100080101	753239	3M™ Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9356, Blau, 60 mm x 55 m	16	Rolle
7100080102	753242	3M™ Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9356, Blau, 75 mm x 55 m	12	Rolle

3M™ Wasserdispersierbares Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9351AL

Das 3M™ Spleißklebeband 9351AL ist ein spaltbares Klebeband für den fliegenden Rollenwechsel mit geradem Stoß bei der Ansatzverklebung. Es ist mit einer beidseitigen Beschichtung aus repulpierbarem Acrylat-Klebstoff und einem einfach ablösbaren Schutzpapier (ebenfalls repulpierbar) ausgerüstet.

- Gute Scherfestigkeit für sowohl Coldset-Zeitungsdruck- als auch Heatset-Akzidenzdruckprozesse
- Schutzabdeckung mit Kerblinie für einfaches manuelles Applizieren
- Verbesserte Zuverlässigkeit der Spleißverbindung auf Druckmaschinen mit Riemenantrieb



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100079530	753227	3M™ Wasserdispersierbares Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9351AL, Blau, 37 mm x 33 m, 0.10 mm	12	Rolle
7100080091	753229	3M™ Wasserdispersierbares Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9351AL, Blau, 50 mm x 33 m, 0.10 mm	8	Rolle

Papier und Druck

3M™ Doppelseitiges Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel R9999 wasserdispergierbar

Das wasserdispergierbare Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel R9999 hat eine doppelseitige, spaltbare Klebebandkonstruktion mit einer leicht lösbaren Spleißfolie, die für geradlinige fliegende Spleiße sorgt.

- Beschichtbar und bedruckbar
- Für höchste Geschwindigkeit
- Hervorragende Wasser- und Alkali-Dispergierbarkeit,



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000116515	R9999755	3M™ Wasserdispergierbares Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel R9999, Blau, 75 mm x 55 m, 0.12 mm	12	Rolle

3M™ Doppelseitiges Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9993N wasserdispergierbar

Unser 3M™ Doppelseitiges Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9993N für den fliegenden Rollenwechsel auf der Streichmaschine bei hohen Bahngeschwindigkeiten bis 2000 m/min erzielt allerhöchste Spleißsicherheit und ist auch auf unterschiedlichste Grammaturen, vorgestrichenen Papieren und problematischen Profilen extrem zuverlässig.

- gute Temperaturbeständigkeit
- hohe Anfangshaftung
- Wasserdispergierbar nach TAPPI UM-213 (A)




Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000116511	9993N50	3M™ Doppelseitiges Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9993N wasserdispergierbar, Blau, 50 mm x 33 m, 0.07 mm	8	Rolle

Klischee-Klebebänder geschäumt

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1820

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1820 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, blaues doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband hat Mikrokanäle. Es ermöglicht das einfache und saubere Abnehmen des Klischees, selbst wenn Tintenverschmutzungen vorhanden sind, und wird für Klischees im Kombinationsdruck mit hauptsächlich Volltonelementen eingesetzt.

- Blaues Montageklebeband für Flexplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen
- Dicke 0,51 mm
- sehr hart




Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100136280	L1820457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1820, Blau, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	3	Rolle
7100136279	L18201372	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1820, Blau, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1720

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1720 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, türkisfarbenes doppelseitiges Klischeeklebeband hat Mikrokanäle, die ein Entstehen von Luftblasen verhindern. Es ermöglicht das einfache und saubere Abnehmen des Klischees, selbst wenn Verunreinigungen auf den Klischees vorhanden sind. Es wird im Kombinationsdruck mit überwiegend Volltonelementen verwendet.

- Türkisfarbenes Montageklebeband für Flexplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen
- Dicke 0,51 mm
- Mittelfest



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100136620	L1720457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1720, Blau, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle
7100136621	L17201372	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1720, Blau, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1520

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1520 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, violette doppelseitiges Klischeeklebeband hat Mikrokanäle, die ein Entstehen von Luftblasen verhindern. Es ermöglicht das einfache und saubere Abnehmen des Klischees, selbst wenn Verunreinigungen auf den Klischees vorhanden sind. Es wird im Kombinationsdruck verwendet.

- Violette Montageklebeband für Flexplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen
- Dicke 0,51 mm
- Mittel



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100136558	L1520457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1520, Violett, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle
7100136285	L15201372	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1520, Violett, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1020

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1020 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, weißes doppelseitiges Klischeeklebeband hat Mikrokanäle, die ein Entstehen von Luftblasen verhindern. Es ermöglicht das einfache und saubere Abnehmen des Klischees, selbst wenn Verunreinigungen auf den Klischees vorhanden sind. Es wird im Kombinationsdruck verwendet.



- Weißes Montageklebeband für Flexplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen; 0,50mm
- Minimale Dickentoleranzen ermöglichen dem Drucker den Einsatz mehrerer Schaumdichten bei einem Druckauftrag zur Optimierung der Druckqualität
- Durch die Absorption von Vibrationen können Steigerungen der Druckgeschwindigkeit ohne Qualitätseinbußen erreicht werden

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100136273	L1020457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1020, Weiß, 457 mm x 23 m, 0,5 mm	1	Rolle
7100136272	L10201372	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1020, Weiß, 1372 mm x 23 m, 0,5 mm	1	Rolle

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1320

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1320 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, gelbes doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband hat Mikrokanäle. Es ermöglicht das einfache und saubere Abnehmen des Klischees, selbst wenn Tintenverschmutzungen vorhanden sind, und wird für den Kombinationsdruck (mit mehr Raster- als Volltonmotiven) eingesetzt.



- Gelbes Montageklebeband für Flexplatten mit Mikrokanälen, 0,51mm
- Die Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Seiten des Klebebands.
- mittelweich

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100136278	L1320457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1320, Gelb, 457 mm x 23 m, 0,5 mm	1	Rolle
7100136277	L13201372	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1320, Gelb, 1372 mm x 23 m, 0,5 mm	1	Rolle

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1920

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1920 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, rosa doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband hat Mikrokanäle. Es ermöglicht das einfache und saubere Abnehmen des Klischees, selbst wenn Tintenverschmutzungen vorhanden sind, und wird für den Hochgeschwindigkeitsdruck mit überwiegend Raster-/Halbtonmotiven eingesetzt.



- Rosa Montageklebeband für Flexplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen
- Dicke 0,51 mm
- weich

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100136283	L1920457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1920, Rosa, 457 mm x 23 m, 0,5 mm	1	Rolle
7100137064	L19201372	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1920, Rosa, 1372 mm x 23 m, 0,5 mm	1	Rolle

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1820H

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1820 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, blaues doppelseitiges Klischeeklebeband hat Mikrokanäle und ermöglicht eine einfache Demontage des Bandes nach dem Druckvorgang. Es wird im Hochgeschwindigkeits-Kombinationsdruck eingesetzt.

- Blaues Montageklebeband für Flexplatten mit hoher Haftung auf der Klischeeseite und Mikrokanälen, die die Luftblasenbildung verhindern; H = höhere Klebkraft zum Klischee
- Dicke 0,51 mm
- sehr hart



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042365	E1820457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1820H, Blau, 457 mm x 22.8 m, 0.5 mm	1	Rolle
7000042366	E1820137	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1820H, Blau, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1720

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1720 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, türkisfarbenes doppelseitiges Klischeeklebeband hat Mikrokanäle und ermöglicht eine einfache Demontage des Bandes nach dem Druckvorgang. Es wird im Hochgeschwindigkeits-Kombinationsdruck eingesetzt (überwiegend Volltonmotive).

- Blaugrünes Montageklebeband für Flexplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht
- Dicke 0,51 mm
- hart



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042363	E1720457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1720, Blaugrün, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle
7000042364	E1720137	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1720, Blaugrün, 1372 mm x 22.8 m, 0.5 mm	1	Rolle

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1520

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1520 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, weißes doppelseitiges Klischeeklebeband hat Mikrokanäle und ermöglicht eine einfache Demontage des Bandes nach dem Druckvorgang. Es wird im Hochgeschwindigkeits-Kombinationsdruck eingesetzt.

- Violette Montageklebeband für Flexplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht
- Dicke 0,51 mm
- mittelhart



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100009003	E1520457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1520, Violett, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle
7000042352	E1520137	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1520, Violett, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1020

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischee-Klebebänder sind speziell konstruiert für den Flexodruck. Cushion-Mount Plus sind doppelseitige Klischee-Klebebänder mit einem elastischen Schaumträger, beidseitig beschichtet mit Acrylatklebstoff. Ausgezeichnete Komprimierbarkeit und optimales Rückstellverhalten des Schaumes sorgen für gleichbleibend hohe Druckqualität.



- Weißes Montageklebeband für Flexplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen; 0,50mm
- Minimale Dickentoleranzen ermöglichen dem Drucker den Einsatz mehrerer Schaumdichten bei einem Druckauftrag zur Optimierung der Druckqualität
- Durch die Absorption von Vibrationen können Steigerungen der Druckgeschwindigkeit ohne Qualitätseinbußen erreicht werden

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042356	E1020457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1020, Weiß, 457 mm x 23 m, 0,5 mm	1	Rolle
7000042377	E1020137	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1020, Weiß, 1372 mm x 23 m, 0,5 mm	1	Rolle

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1320

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischee-Klebebänder sind speziell konstruiert für den Flexodruck. Cushion-Mount Plus sind doppelseitige Klischee-Klebebänder mit einem elastischen Schaumträger, beidseitig beschichtet mit Acrylatklebstoff. Ausgezeichnete Komprimierbarkeit und optimales Rückstellverhalten des Schaumes sorgen für gleichbleibend hohe Druckqualität.



- Gelbes Montageklebeband für Flexplatten mit Mikrokanälen, 0,51mm
- Für die Kombination von Raster- und Volltondruck
- mittelweich

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042383	E1320457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1320, Gelb, 457 mm x 23 m, 0,5 mm	1	Rolle
7000042382	E1320137	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1320, Gelb, 1372 mm x 23 m, 0,5 mm	1	Rolle

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1920

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1920 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, rosanes doppelseitiges Klischeeklebeband hat Mikrokanäle und ermöglicht eine einfache Demontage des Bandes nach dem Druckvorgang. Es wird im Kombinationsdruck eingesetzt (hoher Anteil an Rastermotiven).



- Rosafarbenes Montageklebeband für Flexplatten mit hoher Haftung auf der Klischeeseite und Mikrokanälen, die die Luftblasenbildung verhindern
- Dicke 0,51 mm
- weich

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042368	E1920457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1920, Rosa, 457 mm x 23 m, 0,5 mm	1	Rolle
7000042367	E1920137	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1920, Rosa, 1372 mm x 23 m, 0,5 mm	1	Rolle

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1120

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1120 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, beiges doppelseitiges Klischeeklebeband hat Mikrokanäle und ermöglicht eine einfache Demontage des Bandes nach dem Druckvorgang. Es wird im Rasterdruck eingesetzt.

- exzellente Haltekraft beim Druck und sauberes Entfernen danach
- Struktur gegen Blasenbildung
- Hervorragende Repositionierbarkeit



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042361	E1120457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1120, Braun, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle
7000042362	E112013N	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1120, Braun, 1372 mm x 23 m, 0.05 mm	1	Rolle

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1520

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1520 dient der Montage von Flexodruckplatten auf Zylindern oder Sleeves (Hülsen), besonders, wenn Kleinserien möglichst kostengünstig produziert oder häufige Klischeewechsel durchgeführt werden müssen. Dieses violette, rückseitig klebende Schaumklebeband für die Klischeemontage bietet einen hochwertigen mittleren Kombinationsdruck.

- 0,51 mm dickes, doppelseitiges, violettes Schaumklebeband mit mittlerer Dichte
- Entwickelt für die grundlegenden Druckanforderungen bei kleinen Auflagen und häufigen Klischeewechseln
- Ideal für den kombinierten Druck von Volltonflächen und Rasterelementen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100247164	B1520457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1520, Violett, 457 mm x 33 m, 0.51 mm	1	Rolle

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1020

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1020 dient der Montage von Flexodruckplatten auf Zylindern oder Sleeves (Hülsen), besonders, wenn Kleinserien möglichst kostengünstig produziert oder häufige Klischeewechsel durchgeführt werden müssen. Dieses weiße, rückseitig klebende Schaumklebeband für die Klischeemontage ermöglicht einen hochwertigen Standard-Kombinationsdruck.

- 0,51 mm dickes, doppelseitiges weißes Schaumklebeband mit Standarddichte
- Entwickelt für die grundlegenden Druckanforderungen bei kleinen Auflagen und häufigen Klischeewechseln
- Ideal für den kombinierten Druck von Volltonflächen und Rasterelementen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100247251	B1020457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1020, Weiß, 457 mm x 33 m, 0.51 mm	1	Rolle
7100247250	B10201372	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1020, Weiß, 1371 mm in x 33 m, 0.51 mm	1	Rolle

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1320

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1320 dient der Montage von Flexodruckplatten auf Zylindern oder Sleeves (Hülsen), besonders, wenn Kleinserien möglichst kostengünstig produziert oder häufige Klischeewechsel durchgeführt werden müssen. Dieses gelbe Schaumklebeband für die Klischeemontage bietet einen hochwertigen mittelweichen Kombinationsdruck.

- 0,51 mm dickes, doppelseitiges, gelbes Schaumklebeband mit mittelweicher Dichte
- Entwickelt für die grundlegenden Druckanforderungen bei kleinen Auflagen und häufigen Klischeewechseln
- Ideal für den kombinierten Druck von Volltonflächen und Rasterelementen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100246871	B1320457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1320, Gelb, 457 mm x 33 m, 0.51 mm	1	Rolle
7100247163	B13201372	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1320, Gelb, 1371 mm x 33 m, 0.51 mm	1	Rolle

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1920

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1920 dient der Montage von Flexodruckplatten auf Zylindern oder Sleeves (Hülsen), besonders, wenn Kleinserien möglichst kostengünstig produziert oder häufige Klischeewechsel durchgeführt werden müssen. Dieses rosafarbene, rückseitig klebende Schaumklebeband für die Klischeemontage bietet einen qualitativ hochwertigen, mittelleichten Kombinationsdruck.

- 0,51 mm dickes, doppelseitiges, leichtes, mitteldichtes, rosafarbenes Schaumklebeband
- Entwickelt für die grundlegenden Druckanforderungen bei kleinen Auflagen und häufigen Klischeewechseln
- Ideal für den kombinierten Druck von Volltonflächen und Rasterelementen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100247165	21920457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1920, Rosa, 457 mm x 33 m, 0.51 mm	1	Rolle
7100247166	B19201372	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1920, Rosa, 1371 mm x 33 m, 0.51 mm	1	Rolle

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1820

Verwenden Sie 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1820H für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, blaues doppelseitiges Klischeeklebeband mit hoher Haftung auf der Klischeeseite hat Mikrokanäle, die die Luftblasenbildung verhindern. Es wird für Klischees mit hauptsächlich Volltonflächen in einer Kombination aus Vollton- und Rastermotiven verwendet.

- Blaues Montageklebeband für Flexoplaten mit hoher Haftung auf der Klischeeseite und Mikrokanälen, die die Luftblasenbildung verhindern
- Dicke 0,51 mm
- sehr hart



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000115982	E1820H45	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1820, Blau, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle
7000042388	E1820H13	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1820, Blau, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1720H

Verwenden Sie 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1720H für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, türkises doppelseitiges Klischeeklebeband mit hoher Haftung auf der Klischeeseite hat Mikrokanäle, die die Luftblasenbildung verhindern. Es wird im Kombinationsdruck mit überwiegend Volltonelementen verwendet.



- Blaugrünes Montageklebeband für Flexoplaten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht; H=höhere Klebkraft zum Klischee
- Struktur gegen Blasenbildung
- hart

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042372	E1720H45	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1720H, Blaugrün, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle
7000042369	E1720H13	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1720H, Blaugrün, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1520H

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1520H verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, violette doppelseitiges Klischeeklebeband mit hoher Haftung zur Klischeeseite hat Mikrokanäle und ermöglicht eine einfache Demontage des Bandes nach dem Druckvorgang. Es wird im Hochgeschwindigkeits-Kombinationsdruck eingesetzt.



- Erhältlich in unterschiedlichen Dicken
- Dicke 0,51 mm
- mittelhart

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042386	E1520H45	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1520H, Violett, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle
7000042385	E1520H13	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1520H, Violett, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1020H

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischee-Klebebander sind speziell konstruiert für den Flexodruck. Cushion-Mount Plus sind doppelseitige Klischee-Klebebander mit einem elastischen Schaumträger, beidseitig beschichtet mit Acrylatklebstoff. Ausgezeichnete Komprimierbarkeit und optimales Rückstellverhalten des Schaumes sorgen für gleichbleibend hohe Druckqualität.



- Weißes Montageklebeband für Flexoplaten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen; H=erhöhte Klebkraft zum Klischee, 0,50mm
- Weißes Montageklebeband für Flexoplaten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen
- Durch die Absorption von Vibrationen können Steigerungen der Druckgeschwindigkeit ohne Qualitätseinbußen erreicht werden

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042357	E1020H45	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1020H, Weiß, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle
7000042358	E1020H1	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1020H, Weiß, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle

Papier und Druck

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1320H

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischee-Klebebänder sind speziell konstruiert für den Flexodruck. Cushion-Mount Plus sind doppelseitige Klischee-Klebebänder mit einem elastischen Schaumträger, beidseitig beschichtet mit Acrylatklebstoff. Ausgezeichnete Komprimierbarkeit und optimales Rückstellverhalten des Schaumes sorgen für gleichbleibend hohe Druckqualität.



- Gelbes Montageklebeband für Flexoplaten mit Mikrokanälen; H=höhere Klebkraft zum Klischee
- Für die Kombination von Raster- und Volltondruck
- mittelweich

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100152066	E1320H457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1320H, Gelb, 457 mm x 23 m, 0,5 mm	3	Rolle
7000042370	E1320H13	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1320H, Gelb, 1372 mm x 23 m, 0,05mm	1	Rolle

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1920H

Verwenden Sie 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1920H für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, rosanes doppelseitiges Klischeeklebeband mit hoher Haftung auf der Klischeeseite hat Mikrokanäle, die die Luftblasenbildung verhindern. Es wird für Klischees mit hauptsächlich Rastermotiven verwendet.




- Rosafarbenes Montageklebeband für Flexoplaten mit hoher Haftung auf der Klischeeseite und Mikrokanälen, die die Luftblasenbildung verhindern; H = höhere Klebkraft zum Klischee
- Dicke 0,51 mm
- weich

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100152422	E1920H457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1920H, Violett, 457 mm x 23 m, 0,5 mm	1	Rolle

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1815

Hochqualitatives geschäumtes und sehr hartes Klischeeklebeband für reine Volltonmotive, bei denen eine hohe Dichte und ein „wolkenfreies“ Ausdruckverhalten oberste Priorität haben.



- Blaues Montageklebeband für Flexoplaten mit hoher Haftung auf der Klischeeseite und Mikrokanälen, die die Luftblasenbildung verhindern
- Dicke 0,38 mm
- sehr hart

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042745	E1815457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1815, Blau, 457 mm x 23 m, 0,38 mm	1	Rolle

Papier und Druck

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1715

Verwenden Sie 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1715 für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,38 mm dickes, türkisfarbenes doppelseitiges Klischeeklebeband hat Mikrokanäle und ermöglicht eine einfache Demontage des Bands nach dem Druckvorgang. Es wird eingesetzt, wenn in einer Kombination aus Vollton- und Rasterelementen die Volltonflächen leicht überwiegen.



- Blaugrünes Montageklebeband für Flexplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht
- Dicke 0,38 mm
- hart

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042371	E1715457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1715, Blaugrün, 457 mm x 23 m, 0.38 mm	3	Rolle
7000042375	E17151372	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1715, Blaugrün, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolle

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1515

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1515 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,38 mm dickes, weißes doppelseitiges Klischeeklebeband hat Mikrokanäle und ermöglicht eine einfache Demontage des Bands nach dem Druckvorgang. Es wird im Hochgeschwindigkeits-Kombinationsdruck eingesetzt.



- Violettes Montageklebeband für Flexplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht
- Dicke 0,38 mm
- mittelhart

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000047429	E1515457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1515, Violett, 457 mm x 23 m, 0.38 mm	3	Rolle
7000047430	E1515137	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1515, Violett, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolle

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1015

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischee-Klebebänder sind speziell konstruiert für den Flexodruck. Cushion-Mount Plus sind doppelseitige Klischee-Klebebänder mit einem elastischen Schaumträger, beidseitig beschichtet mit Acrylatklebstoff. Ausgezeichnete Komprimierbarkeit und optimales Rückstellverhalten des Schaumes sorgen für gleichbleibend hohe Druckqualität.



- Weißes Montageklebeband für Flexplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen; H=erhöhte Klebekraft zum Klischee; 0,38mm
- Struktur gegen Blasenbildung
- Durch die Absorption von Vibrationen können Steigerungen der Druckgeschwindigkeit ohne Qualitätseinbußen erreicht werden

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042350	E1015457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1015, Weiß, 457 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolle
7000042353	E1015137	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1015, Weiß, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	10	Rolle

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1315

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischee-Klebebänder sind speziell konstruiert für den Flexodruck. Cushion-Mount Plus sind doppelseitige Klischee-Klebebänder mit einem elastischen Schaumträger, beidseitig beschichtet mit Acrylatklebstoff. Ausgezeichnete Komprimierbarkeit und optimales Rückstellverhalten des Schaumes sorgen für gleichbleibend hohe Druckqualität.



- Gelbes Montageklebeband für Flexplatten mit Mikrokanälen;
- Für die Kombination von Raster- und Volltondruck
- Mittelweich

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042752	E1315457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1315, Gelb, 457 mm x 23 m, 0.5mm	1	Rolle
7000042753	E1315	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1315, Gelb, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolle

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1915

Hochqualitatives geschäumtes, weiches rosafarbenes Klischeeklebeband für einen präzisen Ausdruck mit geringem Tonwertzuwachs bei überwiegend Raster- und Halbtonmotiven.



- Erhältlich in unterschiedlichen Dicken
- Struktur gegen Blasenbildung
- weich

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042373	E1915457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1915, Rosa, 457 mm x 23 m, 0.05 mm	1	Rolle
7000042376	E1915137	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1915, Rosa, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolle

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1115

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1115 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, weißes doppelseitiges Klischeeklebeband hat Mikrokanäle und ermöglicht eine einfache Demontage des Bandes nach dem Druckvorgang. Es wird im Hochgeschwindigkeits-Kombinationsdruck eingesetzt.




- Weißes Montageklebeband für Flexplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen
- Minimale Dickentoleranzen ermöglichen dem Drucker den Einsatz mehrerer Schaumdichten bei einem Druckauftrag zur Optimierung der Druckqualität
- exzellente Haltekraft beim Druck und sauberes Entfernen danach

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042360	E111545N	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1115, Hellorange, 457 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolle
7000042359	E1115	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1115, Hellorange, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolle

Papier und Druck

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1815H

Verwenden Sie 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1815H für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,38 mm dickes, blaues Klischeeklebeband mit hoher Haftung zur Klischeeseite hat Mikrokanäle, die die Luftblasenbildung verhindern. Es wird für Klischees mit hauptsächlich Volltonflächen in einer Kombination aus Vollton- und Rastermotiven verwendet.




- Blaues Montageklebeband für Flexplatten mit hoher Haftung auf der Klischeeseite und Mikrokanälen, die die Luftblasenbildung verhindern; H = höhere Klebkraft zum Klischee
- Dicke 0,38 mm
- sehr hart

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000047423	E1815H45	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1815H, Blau 457 mm x 23 m, 0,38 mm	3	Rolle
7000042748	E1815H13	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1815H, Blau, 1372 mm x 23 m, 0,38 mm	1	Rolle

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1715H

Verwenden Sie 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1715H für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,38 mm dickes, türkisfarbendes doppelseitiges Klischeeklebeband mit hoher Haftung auf der Klischeeseite hat Mikrokanäle, die die Luftblasenbildung verhindern. Es wird im Kombinationsdruck mit überwiegend Volltonelementen verwendet.



- Blaugrünes Montageklebeband für Flexplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht; H=höhere Klebkraft zum Klischee
- Dicke 0,38 mm
- hart

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000047426	E1715H13	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1715H, Blaugrün, 1372 mm x 23 m, 0,38 mm	1	Rolle

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1515H

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1515H verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,38 mm dickes, violetteres doppelseitiges Klischeeklebeband mit hoher Haftung zur Klischeeseite hat Mikrokanäle und ermöglicht eine einfache Demontage des Bandes nach dem Druckvorgang. Es wird im Hochgeschwindigkeits-Kombinationsdruck eingesetzt.



- Violetteres Montageklebeband für Flexplatten mit hoher Haftung auf der Klischeeseite und Mikrokanälen, die die Luftblasenbildung verhindern
- Dicke 0,38 mm
- mittelhart

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042755	E1515H	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1515H, Violett, 1372 mm x 23 m, 0,38 mm	1	Rolle

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1315H

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischee-Klebebänder sind speziell konstruiert für den Flexodruck. Cushion-Mount Plus sind doppelseitige Klischee-Klebebänder mit einem elastischen Schaumträger, beidseitig beschichtet mit Acrylatklebstoff. Ausgezeichnete Komprimierbarkeit und optimales Rückstellverhalten des Schaumes sorgen für gleichbleibend hohe Druckqualität.



- Gelbes Montageklebeband für Flexoplaten mit Mikrokanälen; H=höhere Klebkraft zum Klischee
- Für die Kombination von Raster- und Volltondruck
- mittelweich

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000122466	E1315H13	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1315H, Gelb, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolle

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1115H

Verwenden Sie 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1115H für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,38 mm dickes, hellbraunes Klischeeklebeband mit hoher Haftung zur Klischeeseite hat Mikrokanäle, die die Luftblasenbildung verhindern. Es wird im hochwertigen Flexodruck verwendet.



- Weißes Montageklebeband für Flexoplaten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen;
- Struktur gegen Blasenbildung
- Unterschiedliche Klebkräfte zum Klischee bzw Zylinder/Sleeve

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000115869	E1115H45	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1115H, Hellorange, 457 mm x 23 m, 0.38 mm	3	Rolle
7000042374	E1115H1	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1115H, Hellorange, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolle

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1015H

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischee-Klebebänder sind speziell konstruiert für den Flexodruck. Cushion-Mount Plus sind doppelseitige Klischee-Klebebänder mit einem elastischen Schaumträger, beidseitig beschichtet mit Acrylatklebstoff. Ausgezeichnete Komprimierbarkeit und optimales Rückstellverhalten des Schaumes sorgen für gleichbleibend hohe Druckqualität.



- Weißes Montageklebeband für Flexoplaten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen, 0,38mm
- Struktur gegen Blasenbildung
- Durch die Absorption von Vibrationen können Steigerungen der Druckgeschwindigkeit ohne Qualitätseinbußen erreicht werden

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042354	E1015H45	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1015H, Weiß, 457 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolle
7100152063	E1015H1372	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1015H, Weiß, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolle

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1040

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischee-Klebebänder sind speziell konstruiert für den Flexodruck. Cushion-Mount Plus sind doppelseitige Klischee-Klebebänder mit einem elastischen Schaumträger, beidseitig beschichtet mit Acrylatklebstoff. Ausgezeichnete Komprimierbarkeit und optimales Rückstellverhalten des Schaumes sorgen für gleichbleibend hohe Druckqualität.



- Weißes Montageklebeband für Flexplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen; 1mm
- Minimale Dickentoleranzen ermöglichen dem Drucker den Einsatz mehrerer Schaumdichten bei einem Druckauftrag zur Optimierung der Druckqualität
- Durch die Absorption von Vibrationen können Steigerungen der Druckgeschwindigkeit ohne Qualitätseinbußen erreicht werden

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000049173	E1040457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1040, Weiß, 457 mm x 15.2 m, 1.0 mm	1	Rolle



Verpackungssysteme

Verpackungsklebebänder

Scotch® Dokumentenschutz-Klebeband 8241

Scotch® Systeme zum Dokumenten und Etikettenschutz helfen Ihnen beim Versand Ihrer Ware. Das Abkleben von manuell geschriebenen Adressen mit dem Scotch® Etikettenschutzklebeband 821 verhindert, dass diese durch Feuchtigkeit oder Transportbeanspruchung unleserlich werden. Lieferpapiere und Versandanweisungen können mit Dokumentenschutzprodukten einfach und sicher auf der Versandverpackung aufgebracht werden.



- Leuchtend orangefarbener Rand an allen vier Seiten und ein transparentes, nicht klebendes rechteckiges Fenster
- Sicheres Anbringen von Packzetteln und anderen Dokumenten auf einer Vielzahl von Kartons und Verpackungen
- Zum Schutz des Dokuments und zur Paketverfolgung

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100160307	8241150N	Scotch® Dokumentenschutz-Klebeband 8241, Transparent, 150 mm x 66 m, 0.046 mm	12	Rolle

Scotch® Dokumentenschutz-Klebeband 8242

Scotch® Systeme zum Dokumenten und Etikettenschutz helfen Ihnen beim Versand Ihrer Ware. Das Abkleben von manuell geschriebenen Adressen mit dem Scotch® Etikettenschutzklebeband 821 verhindert, dass diese durch Feuchtigkeit oder Transportbeanspruchung unleserlich werden. Lieferpapiere und Versandanweisungen können mit Dokumentenschutzprodukten einfach und sicher auf der Versandverpackung aufgebracht werden.



- Leuchtend orangefarbener Rand an allen vier Seiten und ein transparentes, nicht klebendes rechteckiges Fenster
- Sicheres Anbringen von Packzetteln und anderen Dokumenten auf einer Vielzahl von Kartons und Verpackungen
- Zum Schutz des Dokuments und zur Paketverfolgung

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100160319	824215066	Scotch® Dokumentenschutz-Klebeband 8242, Transparent, 150 mm x 66 m, 0.053 mm	12	Rolle

3M™ Tragegriff 8330

Unser 3M™ Tragegriff 8330 verwandelt fast alles in ein praktisches, gut zu transportierendes Paket. Ein langlebiger Kunststoffstreifen mit Klebstoff an beiden Enden zum seitlichen Anbringen an einer Schachtel oder einem Paket bildet eine kleine gepolsterte Schlaufe, die das Anheben schwerer und sperriger Produkte erleichtert.



- Verwandelt sperrige Einkäufe in gut transportierbare Pakete
- Tragegriffe lassen sich einfach an der Kasse anbringen
- Gestalten Sie diese Griffe mit bis zu sechs Farben für spezielle Werbeaktionen, oder nutzen Sie UPC-Codes, um Ihr Unternehmen bekannt zu machen.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100054963	8330	Scotch® Tragegriffe 8330, Weiß, 35 mm x 584 mm x 152 mm	1	Kasten

Karton-Verschlussbänder

Scotch® Stark haftendes Verpackungsdichtband 375+

Scotch® High Tack Box Sealing Tape 375+ ist ein Hochleistungs-Verpackungsdichtband, das eine Vielzahl von schweren Kartonmaterialien, einschließlich recycelter Faserplatten, sicher verschließt. Der starke Klebstoff dichtet Verpackungen sicher ab, um Manipulationen und Bandfehler während des Transports, des Versands und der Lieferung zu verhindern. Der Träger aus Polypropylen-Folienmaterialträger lässt sich leicht abwickeln und widersteht Anrauen, Feuchtigkeit, Abrieb und Kantenrissen.




- Hochleistungs-Schmelzklebeband für schwere Anwendungen
- Starker Klebstoff hilft, Manipulationen und Bandfehler während des Versands und der Lieferung zu verhindern
- Hohe Kantenreiß- und Beständigkeit für E-Commerce und Einzelpaketsendungen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100215092	3754850	Scotch® Stark haftendes Verpackungsdichtband 375+, Transparent, 48 mm x 50 m	36	Rolle
7100215511	37548914	Scotch® Stark haftendes Verpackungsdichtband 375+, Transparent, 48 mm x 914 m	6	Rolle
7100215467	3757250	Scotch® Stark haftendes Verpackungsdichtband 375+, Transparent, 72 mm x 50 m	24	Rolle
7100216187	37572914	Scotch® Stark haftendes Verpackungsdichtband 375+, Transparent, 72 mm x 914 m	4	Rolle

Scotch® Hochleistungs-Verpackungsklebeband 3705

Das Scotch® Hochleistungs-Verpackungsklebeband 3705 ist ein äußerst leistungsfähiges Verpackungsklebeband mit einem robusten Trägermaterial aus biaxial gerecktem Polypropylenfilm und einem stark haftenden Naturkautschuk-/Harz-Klebstoff auf Lösungsmittelbasis mit hoher Scherfestigkeit.



- Schützen Sie Ihre wertvollen, zerbrechlichen Waren
- Einsatz in einer Vielzahl anspruchsvoller Verpackungsanwendungen
- Reduziert die Gefahr einer Produktbeschädigung oder eines Ablöses der Kartonversiegelung

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000095271	3705T50	Scotch® Verpackungsklebeband 3705, Transparent, 50 mm x 66 m, 0.073 mm	36	Rolle

Scotch® Hochleistungs-Verpackungsklebeband 375E

Das Scotch® Hochleistungs-Verpackungsklebeband 375E ist ein hochleistungsfähiges Verpackungsklebeband mit einem Trägermaterial aus Polypropylen und einem lösemittelfreien Schmelzklebstoff (synthetischer Kautschukharz-Klebstoff). Das ScotchPro™ Trägermaterial aus Polypropylen reißt auch bei grober Behandlung nicht ein und dämpft Stöße.



- Stoßdämpfend
- Hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Abrieb und Ausreißen
- Verwendung für überbefüllte und schwere Pakete für zuverlässige Abdichtung

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000095434	375T5099	Scotch® PP Hochleistungs-Verpackungsklebeband 375E, 50 mm x 990 m, 0.075 mm	6	Rolle
7000095437	375T7566	Scotch® PP Hochleistungs-Verpackungsklebeband 375E, 75 mm x 66 m, 0.075 mm	24	Rolle
7000095631	375T990	Scotch® PP Hochleistungs-Verpackungsklebeband 375E, 75 mm x 990 m, 0.075 mm	4	Rolle
7000095715	375B5066N	Scotch® PP Hochleistungs-Verpackungsklebeband 375E, Braun, 50 mm x 66 m, 0.075 mm	36	Rolle
7000095896	375B7566	Scotch® PP Hochleistungs-Verpackungsklebeband 375E, Braun, 75 mm x 66 m, 0.075 mm	24	Rolle
7100144125	375T5066	Scotch® PP Hochleistungs-Verpackungsklebeband 375E, Transparent, 50 mm x 66 m, 0.075 mm	36	Rolle
7000095436	375T50	Scotch® PP Hochleistungs-Verpackungsklebeband 375E, Transparent, 50 mm x 660 m, 0.075 mm	6	Rolle
7000095438	375T1509	Scotch® PP Hochleistungs-Verpackungsklebeband 375E, Transparent, 150 mm x 990 m, 0.075 mm	2	Rolle
7000095435	KT000028086	Scotch® PP Hochleistungs-Verpackungsklebeband 375E, transparent, 50 mm x 100 m	36	Rolle

Scotch® Verpackungsklebeband 313

Das Scotch® Verpackungsklebeband 313 verschließt eine Vielzahl von mittelschweren Kistenmaterialien, wie beispielsweise Abdeckpapier oder Faserplatte verlässlich. Der Träger dieses leistungsstarken Klebebands besteht aus Polypropylen, wodurch es sehr handlich ist und sich gut an Ecken und raue Oberflächen anpasst, um eine gute Abdichtung zu erreichen. Das Klebeband hält niedrigen Temperaturen stand und eignet sich für Kartons mit einem Gewicht bis zu 30 kg.



- Hohe Soforthaftung und Klebkraft widersteht Ablösen und sorgt für einen sicheren Verschluss
- Geeignet für Oberflächen mit schlechten Hafteigenschaften und Anwendungen bei niedrigen Temperaturen
- Bedruckung mit Sicherheitshinweisen und/oder Markenlogos verfügbar


Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000095505	313B5066	Scotch® Verpackungsklebeband 313, Braun, 50 mm x 66 m, 0.065 mm, 0.065 mm	36	Rolle
7000095504	313T5066	Scotch® Verpackungsklebeband 313, Transparent, 50 mm x 66 m, 0.065 mm, 0.065 mm	36	Rolle
7000095630	313T7566	Scotch® Verpackungsklebeband 313, Transparent, 75 mm x 66 m, 0.065 mm, 0.065 mm	24	Rolle

Verpackungssysteme

Scotch® Verpackungsklebeband 3707

Das Scotch® Geräuscharme Verpackungsklebeband 3707 ist ein äußerst leistungsfähiges Verpackungsklebeband mit einem Trägermaterial aus Polypropylen und Kautschukharz-Klebstoff auf Lösungsmittelbasis. Das ScotchPro™ Trägermaterial aus Polypropylen reißt auch bei grober Behandlung nicht ein und dämpft Stöße.

- Dämpft Geräusche während der Anwendung
- Reißfestigkeit
- Stoßdämpfend



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000095240	3707T506	Scotch® PP Verpackungsklebeband 3707, Transparent, 50 mm x 66 m, 0.055 mm	36	Rolle

Scotch® Verpackungsklebeband 6893

Scotch® Klebeband 6893 ist ein leistungsstarkes Verpackungsklebeband mit einem PVC-Trägermaterial und einem Naturkautschuk- / Harzklebstoff auf Lösungsmittelbasis.

- Versiegeln und sichern Sie Ihre Kartons schnell und professionell
- Einfaches Abreißen per Hand
- Verwendung bei niedrigen Temperaturen und unter Einwirkung von Feuchtigkeit und Chemikalien



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000035368	6893R196	Scotch® PVC Verpackungsklebeband 6893, Rot, 19 mm x 66 m, 0.057 mm	96	Rolle
7000095276	6893R25	Scotch® PVC Verpackungsklebeband 6893, Rot, 25 mm x 66 m, 0.057 mm	72	Rolle
7000095272	6893R50	Scotch® PVC Verpackungsklebeband 6893, Rot, 50 mm x 66 m, 0.057 mm	36	Rolle

Verpackungssysteme

Scotch® Verpackungsklebeband 6890

Das Scotch® Hochleistungs-PVC-Verpackungsklebeband 6890 ist ein leistungsfähiges Verpackungsklebeband mit einem Trägermaterial aus PVC und Klebstoff aus Naturkautschuk auf Lösungsmittelbasis.



- Zum Verschließen von Verpackungen, Kombinieren, Befestigen, Verstärken, Abdichten im Heißschrumpfverfahren und Bündeln von leichten Verpackungen
- Lässt sich ohne Abroller von Hand abreißen
- Geringerer Lärmpegel im Arbeitsbereich

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000095238	6890B506	Scotch® PVC Verpackungsklebeband 6890, Braun, 50 mm x 66 m, 0.05 mm	36	Rolle
7000095286	6890T506	Scotch® PVC Verpackungsklebeband 6890, Transparent, 50 mm x 66 m, 0.05 mm	36	Rolle
7000095243	6890W50	Scotch® PVC Verpackungsklebeband 6890, Weiß, 50 mm x 66 m, 0.05 mm	36	Rolle
7000095304	6890W150990	Scotch® PVC Verpackungsklebeband 6890, Weiß, 150 mm x 990 m, 0.05 mm	2	Rolle

Scotch® Hochleistungs-Verpackungsklebeband 3739

Das Scotch® Verpackungsklebeband 3739 ist ein äußerst leistungsfähiges Verpackungsklebeband mit hochfestem Trägermaterial aus Polypropylen und synthetischem Kautschukharz-Klebstoff.



- Wiederholtes Verschließen und schwere, wertvolle Waren
- Zum einbändigen Verschließen von Faserplattenkartons
- Das Produkt eignet sich für alle Temperaturen, die beim Versand und bei der Lagerung von verpackten Produkten üblicherweise auftreten.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000095400	3739B506	Scotch® PP Verpackungsklebeband 3739, Braun, 50 mm x 66 m, 0.056 mm	36	Rolle
7000095409	3739B509	Scotch® PP Verpackungsklebeband 3739, Braun, 50 mm x 990 m, 0.056 mm	6	Rolle
7000095393	3739B756	Scotch® PP Verpackungsklebeband 3739, Braun, 75 mm x 66 m, 0.056 mm	36	Rolle
7000095394	3739B759	Scotch® PP Verpackungsklebeband 3739, Braun, 75 mm x 990 m, 0.056 mm	144	Rolle
7000095403	3739T506	Scotch® PP Verpackungsklebeband 3739, Transparent, 50 mm x 66 m, 0.056 mm	36	Rolle
7100146490	3739T509N	Scotch® PP Verpackungsklebeband 3739, Transparent, 50 mm x 990 m, 0.056 mm	6	Rolle
7000095395	3739T756	Scotch® PP Verpackungsklebeband 3739, Transparent, 75 mm x 66 m, 0.056 mm	24	Rolle
7000095396	3739T759	Scotch® PP Verpackungsklebeband 3739, Transparent, 75 mm x 990 m, 0.056 mm	4	Rolle
7000095412	3739T150	Scotch® PP Verpackungsklebeband 3739, Transparent, 150 mm x 990 m, 0.056 mm	72	Rolle
7000095411	3739W150	Scotch® PP Verpackungsklebeband 3739, Weiß, 150 mm x 990 m, 0.056 mm	72	Rolle

Verpackungssysteme

Scotch® Verpackungsklebeband 311+

Das Scotch® Verpackungsklebeband 311+ ist ein leistungsstarkes, für Industierzwecke entwickeltes Klebeband, welches für den Verschluss von Kartonagen, zum Spleißen, für die Reparatur von Verpackungen und andere anspruchsvolle Verpackungsanwendungen geeignet ist. Es bietet gute Leistungseigenschaften in feuchtkalten Versand- und Lagerumgebungen, selbst bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.

- Leistungsstarkes Verpackungsklebeband für Industierzwecke, geeignet für hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen
- Hervorragend für das Verschließen von Kartons, das Spleißen, die Reparatur von Kartonagen und anspruchsvolle Verpackungsanwendungen
- Gute Leistungsfähigkeit in einem großen Temperaturbereich



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100220442	3114866	Scotch® Verpackungsklebeband 311+, Transparent, 48 mm x 66 m, 0.065 mm	36	Rolle
7100220358	3114899	Scotch® Verpackungsklebeband 311+, Transparent, 48 mm x 990 m, 0.065 mm	6	Rolle

Scotch® Verpackungsklebeband 309

Das Scotch® Verpackungsklebeband 309 ist ein geräuscharmes Allzweck-Verpackungsklebeband, das sich gut für Anwendungsgebiete mit geringer Gewichtsbeanspruchung eignet. Das gilt insbesondere für die Lebensmittel- und Getränkebranche. Der Polypropylen-Träger ist einfach zu handhaben, abriebfest, feuchtigkeits- und scheuerbeständig. Das gleichbleibende und zuverlässige Trägermaterial passt sich gut an Kanten und raue Oberflächen an, um eine gute Abdichtung zu erreichen.

- Allzweck-Verpackungsklebeband für kostensensible Anwendungsbereiche mit geringer Gewichtsbeanspruchung
- Der Acrylatklebstoff mit dem Polypropylen-Träger leistet verlässliche, hochwertige Arbeit
- Für Archivierungen geeignet dank der UV-Lichtbeständigkeit ohne Vergilbung



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000095556	309B3866	Scotch® PP Verpackungsklebeband 309, Braun, 38 mm x 66 m, 0.05 mm	48	Rolle
7000095502	309B5066	Scotch® PP Verpackungsklebeband 309, Braun, 50 mm x 66 m, 0.05 mm	36	Rolle
7000095555	309T3866	Scotch® PP Verpackungsklebeband 309, Transparent, 38 mm x 66 m, 0.05 mm	48	Rolle
7000095501	309T5066	Scotch® PP Verpackungsklebeband 309, Transparent, 50 mm x 66 m, 0.05 mm	36	Rolle

Scotch® Verpackungsklebeband 371

Das Scotch® Verpackungsklebeband 371 verschließt verlässlich verschiedenste Kisten- und Kartonmaterialien wie Wellpappe. Das feuchtigkeitsbeständige Trägermaterial aus Polypropylen widersteht Abrieb, Chemikalien und Scheuern während des gesamten Versandvorgangs. Es passt sich Kanten und rauen Oberflächen gut an, um eine lang anhaltende Haftung zu bieten.



- Gummi-Harz-Klebstoff haftet schnell auf einer Vielzahl von Materialien wie Faserplatte
- Das Klebeband ist knick-, abrieb-, feuchtigkeits- und scheuerbeständig, um eine lang anhaltende Haftung zu bieten
- Das Trägermaterial passt sich an Kanten und raue Oberflächen gut an, um eine gute Abdichtung zu erreichen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000095343	371B3866	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Braun, 38 mm x 66 m, 0.048 mm	48	Rolle
7100135770	371B4866	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Braun, 48mm x 66m, 0.048mm	36	Rolle
7100135324	371B5066N	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Braun, 50 mm x 66 m, 0.048 mm	36	Rolle
7100135769	3715010B	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Braun, 50 mm x 100 m, 0.048 mm	36	Rolle
7100135325	371B5099	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Braun, 50 mm x 990 m, 0.048 mm	6	Rolle
7100144122	371B7566	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Braun, 75 mm x 66 m, 0.048 mm	24	Rolle
7000095375	371B7599	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Braun, 75 mm x 990 m, 0.048 mm	4	Rolle
7000095591	371Y5066	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Gelb, 50 mm x 66 m, 0,048 mm	36	Rolle
7100144123	371T2566N	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Transparent, 25 mm x 66 m, 0.048 mm	72	Rolle
7000035373	371T3866	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Transparent, 38 mm x 66 m, 0.048 mm	48	Rolle
7100135347	37138TR990	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Transparent, 38 mm x 990 m, 0.048 mm	8	Rolle
7100135750	371T4866N	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Transparent, 48 mm x 66 m, 0.048mm	36	Rolle
7100135318	371T5066	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Transparent, 50 mm x 66 m, 0.048 mm	36	Rolle
7100135315	371T5099	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Transparent, 50 mm x 990 m, 0.048 mm	6	Rolle
7100135319	371T5015N	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Transparent, 50 mm x 1500 m, 0.048 mm	6	Rolle
7000035376	371T7566	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Transparent, 75 mm x 66 m, 0.048 mm	24	Rolle
7100144124	371T7599N	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Transparent, 75 mm x 990 m, 0.048 mm	4	Rolle
7000035377	371W5066	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Weiß, 50 mm x 66 m, 0.048 mm	36	Rolle
7000095378	371W5099	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Weiß, 50 mm x 990 m, 0.048 mm	216	Rolle

Verpackungssysteme

Tartan™ Verpackungsklebeband 305

Das Tartan™ Verpackungsklebeband 305 ist ein geräuscharmes Verpackungsband, das sich gut für einfache Anwendungsgebiete mit geringer Gewichtsbeanspruchung eignet. Das gilt insbesondere für die Lebensmittel- und Getränkebranche. Der Polypropylen-Träger ist einfach zu handhaben, abriebfest, feuchtigkeits- und scheuerbeständig. Das gleichbleibende und zuverlässige Trägermaterial passt sich gut an Kanten und raue Oberflächen an, um eine gute Abdichtung zu erreichen.



- Allzweck-Verpackungsklebeband für kostensensible Anwendungsbereiche mit geringer Gewichtsbeanspruchung
- Der Acrylatklebstoff mit dem Trägermaterial aus Polypropylen leistet verlässliche, hochwertige Arbeit
- Für Archivanwendungen geeignet dank der UV-Lichtbeständigkeit ohne Vergilbung

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000095639	305B5066	Tartan™ PP Verpackungsklebeband 305, Braun, 50 mm x 66 m, 0.043 mm	36	Rolle
7000095640	305T5066	Tartan™ PP Verpackungsklebeband 305, Transparent, 50 mm x 66 m, 0.043 mm	36	Rolle

Tartan™ Verpackungsklebeband 369

Das Tartan™ Verpackungsklebeband 369 ist ein Allzweckklebeband, das ideal für das unbedenkliche Verschließen von Verpackungen geeignet ist. Das Polypropylen-Trägermaterial lässt sich leicht abrollen und ist abriebfest, feuchtigkeits- und scheuerbeständig. Das Trägermaterial passt sich gut an Kanten und raue Oberflächen an, um eine gute Abdichtung zu erreichen.



- Universell einsetzbares Klebeband für eine Vielzahl von leichten Anwendungen auf verschiedenen Materialien
- Hohe Kanten- und Ausreißfestigkeit, ideal für den universellen Einsatz
- Trägermaterial aus Polypropylen mit synthetischem Kautschuk-Klebstoff ist unter Spannung anpassbar

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100137072	369B5066	Tartan™ Verpackungsklebeband 369, Braun, 50 mm x 66 m, 0.043 mm	36	Rolle
7100135742	369T5066	Tartan™ Verpackungsklebeband 369, Transparent, 50 mm x 66 m, 0.043 mm	36	Rolle
7100135744	369T501500	Tartan™ Verpackungsklebeband 369, Transparent, 50 mm x 1500 m, 0.043 mm	6	Rolle

Verpackungssysteme

Scotch® Verpackungsklebeband 3444

Das Papier-Verpackungsklebeband Scotch® 3444 besteht aus einem nicht silikonisierten, glatten und imprägnierten Papierträger, der mit einem lösungsmittelhaltigen Naturkautschuk-Klebstoff beschichtet ist.

- Für das Verschließen von Kartons
- Geeignet für das Verschließen von leichten Kartons, reparierten oder anderen Verpackungen mit nur einem Streifen.
- Sie erhalten ein Klebeband mit einem silikonfreien Trägermaterial aus imprägniertem Papier, das mit einem Klebstoff auf Naturkautschukbasis beschichtet ist



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100146500	34445050N	Scotch® Papier-Verpackungsklebeband 3444, Braun, 50 mm x 50 m, 0.11 mm	36	Rolle

Scotch® Stretchklebeband 8884

Hochleistungsfähiges, dehnbares Klebeband, das sich besonders gut eignet, um Waren beim internen Transport und beim Versand zu sichern, zu bündeln und zu verstärken.

- Der spezielle Polypropylen-Folienträger ermöglicht ein Dehnen um 650 %, sodass eine Rolle von 55 Metern bis zu 357 Meter Klebebandlänge ergibt
- Der Klebstoff lässt sich auch im gedehnten Zustand rückstandsfrei ablösen, ohne Kartonaufdrucke oder Versandanweisungen zu beschädigen
- Nachhaltige Lösung, die weniger Abfall hinterlässt als herkömmliche Schrumpffolien



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000048602	88843655	Scotch® Stretchklebeband 8884, Transparent, 36 mm x 55 m, 0.13 mm	24	Rolle

Scotch® Stretchklebeband 8886

Hochleistungsfähiges, dehnbares Klebeband, das sich besonders gut eignet, um Waren beim internen Transport und beim Versand zu sichern, zu bündeln und zu verstärken.

- Der spezielle Polypropylen-Folienträger ermöglicht ein Dehnen um 650 %, sodass eine Rolle von 55 Metern bis zu 357 Meter Klebebandlänge ergibt
- Kann einfach an der Kartonverschließmaschine angeschraubt werden
- Ermöglicht einen reibungslosen Übergang von Transportbändern in die Kartonverschließmaschine und wieder heraus



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100025020	88863655	Scotch® Stretchklebeband 8886, Transparent, 36 mm x 55 m, 0.17 mm	24	Rolle

Klebehaken

3M™ Hang Tabs selbstklebende Aufhänger 1075

Ob vollautomatisch oder manuell verarbeitet: Scotch® Selbstklebehaken helfen Ihnen, Ihre Produkte verkaufsfördernd in Augenhöhe zu positionieren.

- 2,54 × 2,54 cm, mit Delta-Lochung für das Aufhängen von Produkten im Einzelhandel
- Gepolstert für bequemes Tragen und „spenderloses“ Kleben – kein Schneidwerkzeug erforderlich
- Mit abnehmbarer Papierlasche für einfache Handhabung



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000001899	1075	3M™ Hang Tabs selbstklebende Aufhänger 1075, Transparent, 50.8 mm x 50.8 mm	10	Packung

3M™ Hang Tabs selbstklebende Aufhänger 1076

Ob vollautomatisch oder manuell verarbeitet: Scotch® Selbstklebehaken helfen Ihnen, Ihre Produkte verkaufsfördernd in Augenhöhe zu positionieren.

- Transparente Pads verdecken die grafischen Elemente der Verpackung nicht. Vorgeschnittenes, biegsames Kartenformat für Bequemlichkeit und einfache Handhabung.
- Der starke Polyesterträger ist abrieb- und (ein)reißfest.
- Der aggressive heißschmelzende Gummi-Harz-Klebstoff haftet auf einer Vielzahl von Oberflächen einschließlich eingeschweißter Verpackungen und Spanplattendisplays.



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000051800	1076	3M™ Hang Tabs selbstklebende Aufhänger 1076, Transparent, 50.8 mm x 50.8 mm	10	Packung



Folien

Oberflächenschutzfolien

3M™ Industrieschutzfolie 7070UV

PU Schutzfolien haben eine gute langlebige Klebkraft und höhere mechanische Eigenschaften als PE oder PVC Schutzfolien z.B. Lackschutzfolien, die vor Steinschlag schützen, für Motorhauben, Heckschweller etc. Sie weisen bessere Luftströmungswerte z.B. bei Windrädern auf und sind EN 455452 zertifiziert. Zudem dient ein Papierliner zur Unterstützung der Schneid- und Stanzfähigkeit.



- Abriebfester Schutzfilm mit einem druckempfindliche Klebstoff
- Schutz von industriellen Oberflächen vor Schäden durch Abrieb, Kratzer, Erosion, UV-Strahlung und kleinere Stößen
- Robust

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100089302	70701UV	3M™ Industrieschutzfolie 7070UV, Transparent, 1219 mm x 33 m, 0.2 mm	1	Rolle



Werkzeuge und Ausrüstung

Klebeband-Abroller, -Spender und Zubehör

3M™ Verstellbarer Applikator für das Abdecken beim Lackieren

Der 3M™ Verstellbare Applikator für das Abdecken beim Lackieren wird für die Applikation von Scotch® Farblinienbändern auf komplexen Oberflächen verwendet, wie z. B. der Dachlinie oder der Heckklappe eines Fahrzeugs. Diese Applikatoren wurden speziell für Erstausrüster in der Automobilindustrie entwickelt und sind leicht, intuitiv und einfach zu handhaben. Sie verfügen über eine integrierte Schneidevorrichtung für ein produktiveres Arbeiten.



- Präzision auf jeder Linie. Verstellbar auf verschiedene Klebebandbreiten und Anforderungserfordernisse. Die magnetische Führung und das integrierte Schneidewerkzeug stellen jedes Mal sicher, dass Linien exakt aufgebracht werden.
- Schnelle Anwendung. Integriertes Schneidewerkzeug, saubere Handhabung der Bahnenware und ein dünnes Profil, das speziell auf Anwendungen von Automobilherstellern ausgelegt ist.
- Robust auch bei anspruchsvollen Umgebungen. Die aus schlagfestem Verbundmaterial gefertigten Komponenten eignen sich für den Einsatz in Fertigungsumgebungen. Ein im Griff integrierter Magnet ermöglicht eine problemlose Aufbewahrung. Alle diese Ausstattungsmerkmale beeinträchtigen in keiner Weise die Leistung.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100259560	xxx	3M™ Verstellbarer Applikator für das Abdecken beim Lackieren, ACL21	1	Stück
7100259561	xxx	3M™ Verstellbarer Applikator für das Abdecken beim Lackieren, ACR21	1	Stück
7100259562	xxx	3M™ Verstellbarer Applikator für das Abdecken beim Lackieren, DDL21	1	Stück
7100260574	xxx	3M™ Verstellbarer Applikator für das Abdecken beim Lackieren, DDR21	1	Stück

Scotch® Verpackungsklebeband-Abroller H128

Unser 3M™ Filament-Handabroller H-128 ist ein kompakter, robuster Stahlspender zum Verschließen von Schachteln und Kartons. Dieser kompakte Spender bietet Ihnen eine schnelle und einfache Methode zum Spenden von Haftklebebändern direkt von der Rolle.



- Strapazierfähige Konstruktion für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen
- Das für die manuelle Anwendung vorgesehene Klebeband ist komfortabel zu nutzen
- Entwickelt für engere, präzisere Abklebungen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000004797	H128	Scotch® Klebeband-Abroller H-128 für Filamentklebebänder, 50 mm	6	Stück

Werkzeuge und Ausrüstung

Scotch® Geräuscharmer Klebeband-Abroller H150

Der Scotch® Geräuscharme Klebeband-Abroller H150 ist ein komfortabler, leichter Handabroller, der sich speziell für den Einsatz in geräuschempfindlichen Bereichen eignet.

- Der Scotch® Geräuscharme Klebeband-Abroller H150 umfasst eine einzigartige Druckstange, die Geräusche beim Abrollen des Klebebands reduziert. Diese federbelastete Druckstange drückt die Klebebandrolle kontinuierlich gegen den Rollen Kern des Abrollers und gibt das Klebeband gleichzeitig in einem Winkel aus, der unerwünschte Geräusche minimiert, die durch herkömmliche druckempfindliche Verpackungsklebebänder entstehen.
- Pistolengriffdesign ermöglicht einfaches, einhändiges Abrollen
- Für Rollen von einer Breite von 48 mm und 50 mm geeignet



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000056829	H150	Scotch® Geräuscharmer Klebeband-Abroller H150, Grau, 48 mm	6	Stück
7000080606	H15044	Scotch® Geräuscharmer Klebeband-Abroller H150, Grau, 50 mm maxi	6	Stück
7000095479	H-150	Scotch® Geräuscharmer Klebeband-Abroller H150, W&M Pack	6	Stück

Scotch® Geräuscharmer Klebeband-Abroller H153

Der Scotch® Geräuscharme Klebeband-Abroller H153 ist ein komfortabler, leichter Handabroller, der speziell für gleichmäßiges und leises Abrollen in geräuschempfindlichen Bereichen entwickelt wurde.

- Funktioniert reibungslos und leise, sodass er auch an lärmempfindlichen Orten eingesetzt werden kann
- Pistolengriffdesign ermöglicht einfaches einhändiges Abrollen
- Für Rollen mit einer Breite von 72 mm und 75 mm geeignet



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000056830	H153	Scotch® Geräuscharmer Klebeband-Abroller H153, 75 mm, Type 19800	6	Stück

Scotch® Verpackungsklebeband-Abroller H180

Der Scotch® Verpackungsklebeband-Abroller H180 ist ein tragbarer Handabroller. Dieser Verpackungsklebeband-Abroller ist dank Pistolengriff einfach zu bedienen. Heftet, rollt und drückt das Klebeband in einer fließenden Bewegung an. Die leichte und robuste Ausführung macht diesen Abroller für Verpackungsklebeband zu einem langlebigen und zugleich mobilen Werkzeug für das Abdichten, Zusammenstellen, Verstärken und Bündeln.

- Pistolengriffdesign ermöglicht einfaches, einhändiges Abrollen
- Ausführung als robustes, langlebiges Werkzeug aus Kunststoff und Metall
- Leichter Abroller als tragbare Lösung



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000146617	H180	Scotch® Verpackungsklebeband-Abroller H180, 50 mm	1	Stück
7000146616	HE180	Scotch® Verpackungsklebeband-Abroller H180, Grau, 50 mm	20	Stück

Werkzeuge und Ausrüstung

Scotch® Verpackungsklebeband-Abroller H183

Der Scotch® Verpackungsklebeband-Abroller H183 und zu polieren.



- Pistolengriffdesign ermöglicht einfaches einhändiges Abrollen
- Für das Abrollen breiterer Klebebänder mit Breiten bis zu 72 mm (3 Zoll)
- Der leichte Hand-Dispenser ist einfach zu bedienen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000031099	H-183	Scotch® Verpackungsklebeband-Abroller H183, 76 mm	5	Stück

Scotch® ATG Klebeband Adapter und Handaboller 700

Das ATG Handabroller System hilft Ihnen Effizient und einfach Klebstoff-Filme zu applizieren.



- Handabroller für ATG-Klebstoff-Filme
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomisches Design
- Manuelles Entfernen des Schutzpapiers entfällt

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000031200	ATG7006	3M™ ATG Klebeband Adapter und Handaboller 700, Gelb, 6.4 mm Adapter, Model 19600	6	Stück
7000031204	ATG700	3M™ ATG Klebeband Adapter und Handaboller 700, Gelb, Modell 19600	6	Stück

Hand-Applikatoren

3M™ Scotch-Weld™ EPX Handauftragsgerät und Kolben

Manueller Applikator für den Auftrag von EPX Klebstoffen in Kartuschen von 400 ml für ein Mischverhältnis von 10:1

- Zum Auftragen von zweikomponentigen 3M™ Scotch-Weld™ Konstruktionsklebstoffen
- Stellt beim Auftragen ein korrektes Mischverhältnis sicher, ohne dass die Komponenten abgewogen werden müssen
- Im Vergleich zum Mischen mit der Hand nur minimaler Ausschuss und Reinigungsaufwand



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100205939	EPXHAND3	3M™ Scotch-Weld™ EPX Handauftragsgerät und Kolben, f. 48.5 ml und 50ml Kart.	1	Stück
7100244651	EPX400H	3M™ Scotch-Weld™ EPX Handauftragsgerät und Kolben, für 400 ml Kartuschen, für 2:1 und 1:1	1	Stück
7100244652	EPX490M	3M™ Scotch-Weld™ EPX Handauftragsgerät und Kolben, für 490 ml Kartuschen, für 10:1	1	Stück

Pneumatische Applikatoren

3M™ Scotch-Weld™ EPX Druckluftpistole

Dosieren – Mischen – Auftragen von 2K-Konstruktionsklebstoffen in nur einem Arbeitsgang mit der EPX Druckluftpistole. EPX Druckluftpistole erlaubt präzises, schnelles und ermüdungsfreies Arbeiten bei geringen Rüstzeiten.

- 2K-Konstruktionsklebstoffe einfach und schnell dosieren – mischen – auftragen
- Geeignet für 3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoffe
- Erlaubt präzises und ermüdungsfreies Arbeiten



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000070273	EPXDRUCK	3M™ Scotch-Weld™ EPX Druckluftpistole, für 50 ml Kartuschen, 1:1/2:1	1	Flasche
7100230151	EPX400D	3M™ Scotch-Weld™ EPX Druckluftpistole, für 400 ml Kartuschen	1	Stück
7100244653	DRUCK490	3M™ Scotch-Weld™ EPX Druckluftpistole, für 490 ml Kartuschen, Schwarz, 490 mL	1	Stück



Etiketten

Kennzeichnungsfolien

3M™ Druckschützende Laminatfolie 7732FL

Die 3M™ Druckschützende Laminatfolie 7732FL besteht aus einer matten Polyesterfolie, die speziell auf eine optimale Haltbarkeit und die UV-Belastung in Außenbereichen ausgelegt ist. Der 3M™ Klebstoff 400 bietet dazu eine hervorragende Temperaturbeständigkeit und eine langanhaltende Alterungsbeständigkeit, die insbesondere bei Anwendungen im Außenbereich vor einem Vergilben schützt.



- Etiketten für Anwendungen, die eine Schutzlaminierung erfordern
- UV-Beständigkeit und Beständigkeit gegen Ausbleichen
- Die Etiketten sind beständig gegen Abrieb, Kratzer und Witterungseinflüsse

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100009949	PN 7732FL	3M™ Druckschützende Laminatfolie 7732FL, transparent matt, Jumbobreite 1372 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Etikettenfolien

Die 3M™ Etikettenfolien umfassen eine vollständige Auswahl von Etikettenmaterialien, Schutzabdeckungen und sekundären Schutzabdeckungen, um eine individuelle Zusammenstellung zu ermöglichen, die spezifische Etikettierungsanforderungen erfüllt. Die Folienetiketten mit Decklack beinhalten Ausführungen aus Polyester, Acetat, Polyolefin und semifestem Vinyl. Einige sind auch mit voraufgetragenen 3M Klebstoff verfügbar. Schutzabdeckungen aus Papier und Folie sind sowohl mit als auch ohne Trennschicht auf einer oder beiden Seiten erhältlich.



- Materialien für die effiziente und effektive Zusammenstellung individueller Etikette
- Die beschichteten Etikette bestehen unter anderem aus Polyester, Vinyl und Polyethylen, um Festigkeit und Anpassungsfähigkeit zu gewährleisten
- Geeignet für eine Reihe von Druckverfahren, einschließlich Flexodruck, Nadeldruck und Thermotransferdruck

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100104690	PN G61SB	3M™ Etikettenfolien G61SB, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100104691	PN G62SB	3M™ Etikettenfolien G62SB, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Polyolefin-Etikettenmaterial FP0354EG

Bei der 3M™ Kennzeichnungsfolie FP0354EG handelt es sich um ein Hochleistungsmaterial mit hervorragender thermischer Stabilität und Feuchtigkeitsbeständigkeit.



- Gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit
- Gute Wärmebeständigkeit
- Entwickelt für Anwendungen im Automobilbereich

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100104648	PN FP0354EG	3M™ Polyolefin-Etikettenmaterial FP0354EG, Weiß matt, Jumbobreite 1372 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Entfernbare Etikettenfolien FM01972

Beim 3M™ Langlebigen Etikettenmaterial FM01972 handelt es sich um ein langlebiges Hochleistungsmaterial mit hervorragender thermischer Stabilität. Dieses Etikettenprodukt aus Polyester verfügt über den 3M™ Klebstoff R3500, der auf die Verwendung auf glatten Oberflächen wie Glas, Metall und Kunststoff (einschließlich Polystyrol) ausgelegt ist. Dieser zeichnet sich durch eine hervorragende UV-Beständigkeit, eine gute Anfangshaftung sowie eine langfristige Klebkraft mit rückstandsfreier Ablösbarkeit aus und stellt damit eine erstklassige Alternative zu einer statischen Haftung dar.

Hinweis: Da der Klebstoff ablösbar ist, kann die Klebkraft je nach Substrat unterschiedlich sein. Deswegen sollten vor der Verwendung umfassende Tests durchgeführt werden. Auch das Aufbringen auf konturierten Oberflächen sollte vermieden werden. Nicht geeignet für Kinderspielzeug oder Aufkleber.

- Gute Anfangshaftung
- Langfristige Haftung bei rückstandsfreiem Ablösen
- Repositionierbar



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100011840	PN FM01972	3M™ Entfernbare Etikettenfolien FM01972, Weiß matt, Jumbobreite 1372mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Entfernbare Etikettenfolien FM1542

Bei den 3M™ Transparenten, langlebigen Etikettenfolien aus Polyester FM1542 handelt es sich um ein langlebiges Hochleistungsmaterial mit hervorragender thermischer Stabilität und Feuchtigkeitsbeständigkeit.

- Gute Anfangshaftung
- Langfristige Klebkraft bei rückstandsfreiem Ablösen
- Repositionierbar



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100073285	FM1542CONFIG	3M™ Polyesterfolie FM1542 Transparent, Jumbobreite 1372 mm, konfigurierbare Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Papieretikettenmaterial 7000

Das 3M™ Papieretikettenmaterial 7000 bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen das Ablösen bei Röhren mit kleinem Durchmesser.

- Das Obermaterial ist ideal für traditionelle Druckverfahren und den Druck variabler Informationen
- Entwickelt, um Autoklavieren, ETO- und Gamma-Sterilisation zu überstehen, wobei das Etikett auf den meisten Oberflächen haftet
- Erfüllt viele Spezifikationen der pharmazeutischen Industrie oder der Hersteller



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100013721	PN 7000	3M™ Papieretikettenmaterial 7000, Weiß hochglänzend, Jumbobreite 1524 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Manipulationssicheres Etikettenmaterial 7866

Bei dem 3M™ Manipulationssicheren Etikettenmaterial 7866 handelt es sich um ein glänzend weißes beschichtetes Polyester-Etikettenmaterial zur Herstellung elektronisch generierter alphanumerischer oder Barcode-Etiketten mittels Thermotransferdruck. Produkt weist auf Manipulationsversuche hin, ideal für Sicherheitskennzeichnung



- Konzipiert für eine Reihe von Etikettieranwendungen, bei denen Fälschungssicherheit wichtig ist
- Zerstörbare und nicht zerstörbare Obermaterialien wie Papier, Vinyl, Acetat und Polyester für die zuverlässige Anwendung und Verarbeitung
- Die verfügbaren transparenten Acrylat-Klebstoffe sind so formuliert, dass sie auf einer Vielzahl von Oberflächen stark und beständig haften

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042399	7866610	3M™ Manipulationssicheres Etikettenmaterial 7866, Weiß glänzend, 610 mm x 508 m	1	Rolle
7100010005	PN 7866	3M™ Manipulationssicheres Etikettenmaterial 7866, Weiß glänzend, Jumbobreite 1372 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Manipulationssicheres Etikettenmaterial 7380

Das 3M™ Void Polyester-Etikettenmaterial 7380 dient der Manipulationserkennung und hinterlässt den Schriftzug „VOID“ auf dem Untergrund, wenn versucht wird, es zu entfernen.



- Konzipiert für eine Reihe von Etikettieranwendungen, bei denen Fälschungssicherheit wichtig ist
- Oberflächenmaterialien, die für zuverlässige Verwendung und Verarbeitung ausgelegt sind
- Der Acrylat-Klebstoff ist so formuliert, dass er auf einer Vielzahl von Oberflächen stark haftet und transparent ist

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100011792	PN 7380	3M™ Manipulationssicheres Etikettenmaterial 7380, Weiß matt, Jumbobreite 1372 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie

Unsere 3M™ Thermotransferbedruckbaren Etikettenfolien zeichnen sich durch Vielseitigkeit und Langlebigkeit aus. Sie bieten eine hohe Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit und eignen sich daher besonders für den industriellen Einsatz, wie beispielsweise die Nachverfolgung von Barcodes. Der Klebstoff auf zahlreichen Etiketten bietet eine hervorragende Transparenz und eine gute Anfangshaftung, die zur Verbesserung des fertigen Etiketts beitragen.



- Außergewöhnliche Temperatur- und Witterungsbeständigkeit
- Vielseitige Materialien, die für unterschiedlichste Anwendungsbereiche entwickelt wurden
- Der Klebstoff bietet eine hervorragende Transparenz und eine gute Anfangshaftung, die zur Verbesserung des fertigen Etiketts beitragen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100224763	3669C122	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 3669C, Transparent glänzend, 1220 mm x 100 m	5	Rolle
7100174279	3690-943A+12	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 3690-943A+, Schwarz, 1220 mm x 50 m	10	Rolle
7100174295	3690-943E+125	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 3690-943E+, Schwarz matt, 1220 mm x 50 m	10	Rolle
7100174294	3690-1403E+12	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 3690-1403E+, Off-white glänzend, 1220 mm x 250 m	2	Rolle
7100174309	3690B-10BF+12	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 3690B-10BF+, Weiß glänzend, 1220 mm x 50 m	10	Rolle
7100226149	3690SE+12NEW	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 3690SE+, Weiß glänzend, Jumbobreite 1220 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100174286	3692-1802B+12	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 3692-1802BDL+, Gelb glänzend, 1220 mm x 50 m	10	Rolle
7100174304	3698152	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 3698E+, Aluminium glänzend, 152 mm x 250 m	1	Rolle
7100174265	3698E+305	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 3698E+, Aluminium glänzend, 305 mm x 500 m	4	Rolle
7100174264	3698E+610	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 3698E+, Aluminium glänzend, 610 mm x 500 m	2	Rolle
7100174263	3.698E+125	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 3698E+, Aluminium glänzend, 1220 mm x 250 m	1	Rolle
7100181130	3698E+CONFIG	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 3698E+, Aluminium glänzend, Jumbobreite 1220 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100174267	3698ED+61	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 3698ED+, Aluminium matt, 610 mm x 500 m	1	Rolle
7100174266	3698ED+12	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 3698ED+, Aluminium matt, 1220 mm x 250 m	1	Rolle
7000043115	3922610	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 3922, Weiß matt, 610 mm x 300 m	1	Rolle
7100104576	PN 3922	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 3922, Weiß matt, Jumbobreite 1220 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7000068783	3922DSL1	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 3922DSL, Weiß matt, 152 mm x 300 m	1	Rolle
7000043112	3922DSL6	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 3922DSL, Weiß matt, 610 mm x 300 m	1	Rolle
7000068217	3922DSL	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 3922DSL, Weiß matt, 1220 mm x 300 m	2	Rolle
7100104663	7808ECONFIG	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 7808E, Silber matt, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7000116118	7872EC1A	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 7872EC, Platin glänzend, 150mm x 500m	1	Rolle
7100104656	PN 76500	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 76500, Transparent matt, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100104658	PN 76615	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 76615, Weiß glänzend, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie

Unsere 3M™ Thermotransferbedruckbaren Etikettenfolien zeichnen sich durch Vielseitigkeit und Langlebigkeit aus. Sie bieten eine hohe Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit und eignen sich daher besonders für den industriellen Einsatz, wie beispielsweise die Nachverfolgung von Barcodes. Der Klebstoff auf zahlreichen Etiketten bietet eine hervorragende Transparenz und eine gute Anfangshaftung, die zur Verbesserung des fertigen Etiketts beitragen.



- Außergewöhnliche Temperatur- und Witterungsbeständigkeit
- Vielseitige Materialien, die für unterschiedlichste Anwendungsbereiche entwickelt wurden
- Der Klebstoff bietet eine hervorragende Transparenz und eine gute Anfangshaftung, die zur Verbesserung des fertigen Etiketts beitragen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100104695	76622CONFIG	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 76622, Weiß matt, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100104728	76751CCONFIG	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 76751C, Silber matt, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100185365	PN 76999	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 76999, Weiß matt, Jumbobreite 1220 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100104762	PN 92048	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 92048, Silber matt, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100104763	PN 92062	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 92062, Weiß matt, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100104764	PN 92064	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 92064, Silber matt, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100104697	PN 92200	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 92200, Weiß glänzend, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100104692	PN H10CH	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie H10CH, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 7875E

Unsere 3M™ Thermotransferbedruckbaren Etikettenfolien zeichnen sich durch Vielseitigkeit und Langlebigkeit aus. Sie bieten hohe Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit und eignen sich daher besonders für den industriellen Einsatz, wie beispielsweise die Nachverfolgung von Barcodes. Der Klebstoff auf zahlreichen Etiketten bietet hervorragende Transparenz und gute Anfangshaftung, die zur Verbesserung des fertigen Etiketts beitragen.



- Mit Decklack für den Thermotransferdruck
- Der Decklack bietet zudem eine bessere Farbverankerung bei herkömmlichen Druckverfahren

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100104682	PN 7875E	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 7875E, platin glänzend, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Polyesterfolie für den Thermotransferdruck 7876EC

3M™ Polyesterfolie für den Thermotransferdruck 7876EC ist ein transparentes Etikettenmaterial aus Polyesterfolie, das sich durch hohe Haltbarkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit auszeichnet. Bei diesem Etikettenprodukt wird 3M™ Hochleistungs-Acrylat-Klebstoff 350E verwendet, ein Klebstoff mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit und Haltekraft auch bei hohen Temperaturen.

- Das Obermaterial ist für den Thermotransferdruck beschichtet. Die Beschichtung bietet zudem eine bessere Farbhaftung bei herkömmlichen Druckverfahren
- Der Klebstoff ist geeignet für Kunststoffe mit geringer oder hoher Oberflächenenergie, strukturierte und konturierte Oberflächen, Pulverbeschichtungen sowie leicht ölige Metalloberflächen
- Der dicke Klebestreifen sorgt für eine stärkere Haftung auf strukturierten Oberflächen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100104683	PN 7876EC	3M™ Polyesterfolie für den Thermotransferdruck 7876EC, Transparent glänzend, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Versatile Print Polyesterfolie 7871V

3M™ Versatile Print Polyesterfolie 7871V ist ein glänzendes Etikettenmaterial aus Polyesterfolie, das sich durch Haltbarkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit auszeichnet. Die Beschichtung kann mit verschiedenen Technologien bedruckt werden, darunter UV-Inkjet, wasserbasierter Flexodruck, UV-Flexo, Thermotransfer und Siebdruck. Bei diesem Etikettenprodukt wird 3M™ Hochleistungs-Acrylat-Klebstoff 350 verwendet, ein Klebstoff mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit und Haltekraft auch bei hohen Temperaturen.

- Flexodruck mit wasserbasierten Farben auf Glanzfolie
- Sehr hohe Bildauflösung
- Auf Digitaldruckmaschinen mehr Aufträge pro Druckvorgang ausführen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100166745	PN 7871V	3M™ Versatile Print Polyesterfolie 7871V, Versatile Print Weiß glänzend, Jumbobreite 1372 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Versatile Print Polyesterfolie 7872V

Die 3M™ Versatile Print Polyesterfolie bietet mit ihrem neuen Topcoat die Flexibilität, ein einziges Produkt in unterschiedlichen Drucktechnologien einzusetzen, einschließlich wasserbasierte Flexodruckfarben auf Hochglanzetiketten.

- Flexodruck mit wasserbasierten Farben auf Glanzfolie
- Sehr hohe Bildauflösung
- Auf Digitaldruckmaschinen mehr Aufträge pro Druckvorgang ausführen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100166746	7872VCONFIG	3M™ Versatile Print Polyesterfolie 7872V, Versatile Print Platin glänzend, Jumbobreite 1372 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Polyester-Etikettenmaterial 7871

Die 3M™ Etikettenfolien umfassen eine große Auswahl von Etikettenmaterialien, Schutzabdeckungen und sekundären Schutzabdeckungen, um eine individuelle Zusammenstellung zu ermöglichen, die spezifische Etikettierungsanforderungen erfüllt. Die beschichteten Folienetiketten beinhalten Ausführungen aus Polyester, Acetat, Polyolefin und semifestem Vinyl. Einige sind auch mit voraufgetragenen 3M Klebstoff verfügbar. Schutzabdeckungen aus Papier und Folie sind sowohl mit wie auch ohne Trennschicht auf einer oder beiden Seiten erhältlich.



- Der Klebstoff ist geeignet für Kunststoffe mit geringer oder hoher Oberflächenenergie, strukturierte und konturierte Oberflächen, Pulverbeschichtungen sowie leicht ölige Metalloberflächen
- Der dicke Klebestreifen sorgt für eine stärkere Haftung auf strukturierten Oberflächen
- Das Obermaterial ist für den Thermotransferdruck beschichtet

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100008116	PN 7871	3M™ Polyester-Etikettenmaterial 7871, Weiß glänzend, Jumbobreite 1372 mm, Variable Rollenabmessung	1	Rolle
7000116117	7871EC15	3M™ Polyester-Etikettenmaterial 7871EC, Weiß glänzend, 150 mm x 508 m	1	Rolle
7100011333	7871EC1	3M™ Polyester-Etikettenmaterial 7871EC, Weiß glänzend, 1500 mm x 500 m	1	Rolle
7000116065	7871EJ15	3M™ Polyester-Etikettenmaterial 7871EJ, Weiß glänzend, 150 mm x 508 m	1	Rolle
7100104678	PN 7871EJ	3M™ Polyester-Etikettenmaterial 7871EJ, Weiß glänzend, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Polyesterfolie für den Thermotransferdruck 7872

3M™ Polyesterfolie für den Thermotransferdruck 7872 ist ein glänzendes Etikettenmaterial aus Polyesterfolie, das sich durch hohe Haltbarkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit auszeichnet. Bei diesem Etikettenprodukt wird 3M™ Hochleistungs-Acrylat-Klebstoff 350 verwendet, ein Klebstoff mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit und Haltekraft auch bei hohen Temperaturen.



- Der Klebstoff ist geeignet für Kunststoffe mit geringer oder hoher Oberflächenenergie, strukturierte und konturierte Oberflächen, Pulverbeschichtungen sowie leicht ölige Metalloberflächen
- Der dicke Klebestreifen sorgt für eine stärkere Haftung auf strukturierten Oberflächen
- Das Obermaterial ist für den Thermotransferdruck beschichtet

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100104634	PN 7872	3M™ Polyesterfolie für den Thermotransferdruck 7872, Platin glänzend, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100104679	PN 7872EC	3M™ Polyesterfolie für den Thermotransferdruck 7872EC, Platin glänzend, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100104680	PN 7872EJ	3M™ Polyesterfolie für den Thermotransferdruck 7872EJ, Platin glänzend, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 7815E

Die 3M™ Etikettenfolien umfassen eine große Auswahl von Etikettenmaterialien, Schutzabdeckungen und sekundären Schutzabdeckungen, um eine individuelle Zusammenstellung zu ermöglichen, die spezifische Etikettierungsanforderungen erfüllt. Die beschichteten Folienetiketten beinhalten Ausführungen aus Polyester, Acetat, Polyolefin und semifestem Vinyl. Einige sind auch mit voraufgetragenen 3M Klebstoff verfügbar. Schutzabdeckungen aus Papier und Folie sind sowohl mit wie auch ohne Trennschicht auf einer oder beiden Seiten erhältlich.



- Materialien für die effiziente und effektive Zusammenstellung individueller Etiketten
- Die beschichteten Etiketten bestehen unter anderem aus Polyester, Vinyl und Polyethylen, um Festigkeit und Anpassungsfähigkeit zu gewährleisten
- Geeignet für eine Reihe von Druckverfahren, einschließlich Flexodruck, Nadeldruck und Thermotransferdruck

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100104666	PN 7815EB	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 7815EB, Weiß matt, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7000116079	7815EB1	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 7815EB, Weiß matt, 1500 mm x 500 m	1	Rolle
7000116071	7815EH15	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 7815EH, Weiß matt, 150 mm x 508 m	10	Rolle
7000116074	7815EH1	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 7815EH, Weiß matt, 1500 mm x 500 m	1	Rolle
7100104667	PN 7815EH	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 7815EH, Weiß matt, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 7816E

Die 3M™ Etikettenfolien umfassen eine große Auswahl von Etikettenmaterialien, Schutzabdeckungen und sekundären Schutzabdeckungen, um eine individuelle Zusammenstellung zu ermöglichen, die spezifische Etikettierungsanforderungen erfüllt. Die beschichteten Folienetiketten beinhalten Ausführungen aus Polyester, Acetat, Polyolefin und semifestem Vinyl. Einige sind auch mit voraufgetragenen 3M Klebstoff verfügbar. Schutzabdeckungen aus Papier und Folie sind sowohl mit wie auch ohne Trennschicht auf einer oder beiden Seiten erhältlich.



- Materialien für die effiziente und effektive Zusammenstellung individueller Etiketten
- Die beschichteten Etiketten bestehen unter anderem aus Polyester, Vinyl und Polyethylen, um Festigkeit und Anpassungsfähigkeit zu gewährleisten
- Geeignet für eine Reihe von Druckverfahren, einschließlich Flexodruck, Nadeldruck und Thermotransferdruck

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000116080	7.816E+18	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 7816E, Weiß glänzend, 150 mm x 508 m	1	Rolle
7000116082	78160	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 7816E, Weiß glänzend, 1500 mm x 500 m	1	Rolle
7100104668	PN 7816E	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 7816E, Weiß glänzend, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100104669	PN 7816EH	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 7816EH, Weiß glänzend, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 7818EH

Die 3M™ Etikettenfolien umfassen eine vollständige Auswahl von Etikettenmaterialien, Schutzabdeckungen und sekundären Schutzabdeckungen, um eine individuelle Zusammenstellung zu ermöglichen, die spezifische Etikettierungsanforderungen erfüllt. Die beschichteten Folienetiketten beinhalten Ausführungen aus Polyester, Acetat, Polyolefin und semifestem Vinyl. Einige sind auch mit voraufgetragenen 3M Klebstoff verfügbar. Schutzabdeckungen aus Papier und Folie sind sowohl mit wie auch ohne Trennschicht auf einer oder beiden Seiten erhältlich.



- Materialien für die effiziente und effektive Zusammenstellung individueller Etikette
- Die beschichteten Etikette bestehen unter anderem aus Polyester, Vinyl und Polyethylen, um Festigkeit und Anpassungsfähigkeit zu gewährleisten
- Geeignet für eine Bandbreite an Druckverfahren, einschließlich Flexodruck, Nadeldruck und Thermotransferdruck

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000116101	7818EH.	3M™ Etikettenfolie für den Thermotransferdruck 7818EH, 150 mm x 508 m	1	Rolle
7000116090	7818EH1	3M™ Etikettenfolie für den Thermotransferdruck 7818EH, 1500 mm x 500 m	1	Rolle
7100104670	PN 7818EH	3M™ Etikettenfolie für den Thermotransferdruck 7818EH, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100000168	7818CONFIG	3M™ Etikettenfolie für den Thermotransferdruck 7818EH, Silber matt, Jumbobreite 1372 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 7813EH

Die 3M™ Etikettenfolien umfassen eine große Auswahl von Etikettenmaterialien, Schutzabdeckungen und sekundären Schutzabdeckungen, um eine individuelle Zusammenstellung zu ermöglichen, die spezifische Etikettierungsanforderungen erfüllt. Die beschichteten Folienetiketten beinhalten Ausführungen aus Polyester, Acetat, Polyolefin und semifestem Vinyl. Einige sind auch mit voraufgetragenen 3M Klebstoff verfügbar. Schutzabdeckungen aus Papier und Folie sind sowohl mit wie auch ohne Trennschicht auf einer oder beiden Seiten erhältlich.



- Materialien für die effiziente und effektive Zusammenstellung individueller Etiketten
- Die beschichteten Etiketten bestehen unter anderem aus Polyester, Vinyl und Polyethylen, um Festigkeit und Anpassungsfähigkeit zu gewährleisten
- Geeignet für eine Reihe von Druckverfahren, einschließlich Flexodruck, Nadeldruck und Thermotransferdruck

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000116354	7813EH/150	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 7813EH, Silber matt, 150 mm x 508 m	1	Rolle
7100104665	PN 7813EH	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 7813EH, Silber matt, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 7879EJ

Bei der 3M™ Polyesterfolie für den Thermotransferdruck 7879EJ handelt es sich um ein langlebiges Polyester-Etikettenmaterial, das auf anspruchsvolle Anwendungen ausgelegt ist. Dieses Etikettenmaterial verfügt über den 3M™ Hochleistungs-Acrylat-Klebstoff 350E, der sich durch hervorragende chemische Beständigkeit und Haltekraft auch bei hohen Temperaturen auszeichnet.

- Die Oberbeschichtung verbindet die Vorteile einer matten Beschichtung und einer Oberfläche, die ausreichend glatt für den Thermotransferdruck ist
- Der 3M™ Hochleistungs-Acrylat-Klebstoff 350E haftet dauerhaft auf Kunststoffen mit geringer oder hoher Oberflächenenergie, strukturierten und konturierten Oberflächen, Pulverbeschichtungen sowie leicht öligen Metalloberflächen
- Glassine-Schutzpapier



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100024544	7879EJ75	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 7879EJ, Silber matt, 750 mm x 500 m	2	Rolle
7100104684	PN 7879EJ	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 7879EJ, Silber matt, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Polyesterfolie für den Thermotransferdruck 7874EC

Die 3M™ Etikettenfolien umfassen eine vollständige Auswahl von Etikettenmaterialien, Schutzabdeckungen und sekundären Schutzabdeckungen, um eine individuelle Zusammenstellung zu ermöglichen, die spezifische Etikettierungsanforderungen erfüllt. Die Folienetiketten mit Decklack beinhalten Ausführungen aus Polyester, Acetat, Polyolefin und semifestem Vinyl. Einige sind auch mit voraufgetragenen 3M Klebstoff verfügbar. Schutzabdeckungen aus Papier und Folie sind sowohl mit als auch ohne Trennschicht auf einer oder beiden Seiten erhältlich.

- Materialien für die effiziente und effektive Zusammenstellung individueller Etikette
- Die beschichteten Etikette bestehen unter anderem aus Polyester, Vinyl und Polyethylen, um Festigkeit und Anpassungsfähigkeit zu gewährleisten
- Geeignet für eine Reihe von Druckverfahren, einschließlich Flexodruck, Nadeldruck und Thermotransferdruck



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100104681	PN 7874EC	3M™ Polyesterfolie für den Thermotransferdruck 7874EC, Weiß matt, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 3921

Die 3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie auf Acrylatbasis 3921 besteht aus einem nicht beschichteten Acrylatmaterial, das auf den Thermotransferdruck ausgelegt ist und hohen Temperaturen sowie Chemikalien widersteht, wie sie bei der Herstellung von Leiterplatten verwendet werden.

- Acrylat-Etiketten für hohe Drucktemperaturen
- Das verdichtete 55# Schutzpapier gewährleistet ein einheitliches Ausstanzen
- Das mattweiße Etikettenmaterial bietet einen guten Druckkontrast und eine gute Lesbarkeit bei Barcodes und verschiedenartigen Informationen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000032795	3921152	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 3921, Weiß matt, 152 mm x 300 m	1	Rolle

Etiketten

3M™ Retroreflektierende Polyesterfolie 3929 für den Thermotransferdruck

Die 3M™ Retroreflektierende Polyesterfolie 3929 für den Thermotransferdruck verfügt über den 3M™ Klebstoff 200, der auf einer Schutzabdeckung aus CCK-Papier aufgebracht ist. Sie ist auf das Barcode-Scannen über lange Distanzen ausgelegt. Das retroreflektierende Etikett erweitert die maximale und minimale Scan-Distanz bei Scannern mit langen Reichweiten, wenn es mit einem Barcode bedruckt ist.



HINWEIS: 3M kann die maximale Scan-Reichweite bei diesem Material nicht angeben, da zwischen Scannern mit langen Reichweiten Unterschiede bestehen.

- Retroreflektierendes Etikett
- Für die Verwendung bei Scannern mit langer Reichweite
- Eine Leporellofaltung wird nicht empfohlen, bei einem durchgehenden Druckprozess sollte eine Verwendung „Rolle-zu-Rolle“ genutzt werden

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000116134	39291525	3M™ Retroreflektierende Polyesterfolie 3929 für den Thermotransferdruck, Silbergrau glänzend, 152 mm x 508 m	1	Rolle
7000116136	3929610	3M™ Retroreflektierende Polyesterfolie 3929 für den Thermotransferdruck, Silbergrau glänzend, 610 mm x 508 m	2	Rolle

3M™ Aluminiumfolie 7800

3M™ Aluminiumfolie 7800, silber matt, (Foliendicke 0,050 mm) ist mit einem modifizierten Acrylatklebstoff der Serie 320 (Dicke 0,040 mm) und einem polybeschichteten Schutzpapier, einseitig silikonisiert, (Dicke 0,017mm) ausgestattet.



- Bedruckbar im Sieb-, Buch-, Flexodruck
- Gute Lösungsmittelbeständigkeit
- Temperaturbeständig von -40°C bis +180°C

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000048467	7800165	3M™ Aluminiumfolie 7800, Silber matt, 165 mm x 508 m	1	Rolle
7000048578	7800508	3M™ Aluminiumfolie 7800, Silber matt, 508 mm x 508 m	2	Rolle

3M™ Hochtemperaturbeständige Folie 3922

Die gegen hohe Temperaturen beständige Etikettenfolie 3922 wird für den Thermotransferdruck empfohlen, bei dem eine besondere Beständigkeit und eine hervorragende Widerstandskraft auch gegen höchste Drucktemperaturen erforderlich sind.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000068216	3922DSL3	3M™ Hochtemperaturbeständige Folie 3922DSL, Weiß matt, 305 mm x 300 m	4	Rolle

Etiketten

3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 7777

Beim 3M™ Etikettenmaterial aus Polypropylen 7777 handelt es sich um ein robustes Material mit guter thermischer Stabilität und Feuchtigkeitsbeständigkeit.

- Polypropylen ist ein anpassungsfähiges Material für gekrümmte Oberflächen
- Koronabehandeltes Oberflächenmaterial für verbesserte Farbaufnahme
- Seine Foliensteifigkeit ist gut ausgeprägt und ermöglicht einfaches Ausstanzen und Abrollen für automatische Applikationsmethoden



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000043742	7777686	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 7777, Weiß glänzend, 686 mm x 508 m	2	Rolle
7100072934	PN 7777	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 7777, Weiß glänzend, Jumbobreite 1372 mm, Variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 7810

Bei der 3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 7810 handelt es sich um ein langlebiges mattes Polyester material mit einer hohen Beständigkeit gegen Abrieb und Chemikalien. Es verfügt über den 3M™ Acrylat-Klebstoff 300, der eine ausgezeichnete schnelle Haftung aufweist und auch auf einer Vielzahl von Oberflächen, einschließlich Kunststoffen mit geringer Oberflächenenergie, gut haftet.

- Matte TT-Beschichtung auf weißem PET-Etikettenmaterial
- Die matte Oberbeschichtung verbindet die Vorteile einer matten Beschichtung und einer Oberfläche, die ausreichend glatt für den Thermotransferdruck ist
- Der Klebstoff sorgt für eine starke Haftung auf verschiedensten Oberflächen, darunter Metalle und Kunststoffe sowohl mit hoher (HSE) als auch geringer Oberflächenenergie (LSE)

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100104664	PN 7810EH	3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 7810EH, Weiß matt, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Etikettenmaterial für Nadeldruck

3M™ Etikettenmaterial für Nadeldruck ist speziell auf den Computerdruck ausgelegt, einschließlich von Nadel-/Matrixdruckern. Beschichtete Etiketten aus Polyester bis zum semifestem Vinyl eignen sich hervorragend für verschiedenartige Informationen und die Beschriftung per Hand. Es stehen eine Reihe von 3M Klebstoffen für Etikettierungsanwendungen zur Verfügung, von säurebeständigen Batterieetiketten in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen bis zu dekorativen Folien und Laminierungen.

- Speziell entwickelt für den Computerdruck, einschließlich dem Nadel-/Matrixdruck
- Die Etiketten bestehen aus Polyester, Polypropylen und semifestem Vinyl, um Haltbarkeit und Anpassungsfähigkeit zu gewährleisten
- Hervorragend geeignet für verschiedenartige Informationen und Bedruckbarkeit



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100174285	3692A122	3M™ Etikettenmaterial für Nadeldruck 3692-1802ADL+, Gelb glänzend, 1220 mm x 50 m	1	Rolle
7100174287	3692B914	3M™ Etikettenmaterial für Nadeldruck 3692-1802BDL+, Gelb glänzend, 914 mm x 50 m	1	Rolle
7100193898	3692-1802EDL+ CONF	3M™ Etikettenmaterial für Nadeldruck 3692-1802E+, Gelb glänzend, Jumbobreite 1220 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100174284	3692-1802E+12	3M™ Etikettenmaterial für Nadeldruck 3692-1802EDL+, Gelb glänzend, 1220 mm x 250 m	1	Rolle

3M™ Polyesterfolie 7880

3M™ Polyesterfolien sind speziell auf den Computerdruck ausgelegt, einschließlich von Nadel-/Matrixdruckern. Beschichtete Etiketten aus Polyester bis zum semifestem Vinyl eignen sich hervorragend für verschiedenartige Informationen und die Beschriftung per Hand. Es stehen eine Reihe von 3M Klebstoffen für Etikettierungsanwendungen zur Verfügung, von säurebeständigen Batterieetiketten in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen bis zu dekorativen Folien und Laminierungen.



- Speziell entwickelt für den Computerdruck, einschließlich dem Nadel-/Matrixdruck
- Die Etiketten bestehen aus Polyester, Polypropylen und semifestem Vinyl, um Haltbarkeit und Anpassungsfähigkeit zu gewährleisten
- Hervorragend geeignet für verschiedenartige Informationen und Bedruckbarkeit

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100048944	7880CONFIG	3M™ Polyesterfolie 7880, Weiß matt, Jumbobreite 1372 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Scotchcal™ Polyvinylchlorid-Folie 3690E+

Das 3M™ Scotchcal™ Etikettenmaterial 3690+ besteht aus einem langlebigen PVC-Obermaterial und einem speziellen modifizierten Acrylat-Klebstoff. Der Klebstoff ist so konzipiert, dass er gut auf schwierigen Oberflächen wie rauen und porösen Oberflächen und Materialien mit geringer Oberflächenenergie wie Polyethylen und Polypropylen haftet. Das Material eignet sich für Außenanwendungen, die ein hohes Maß an Haltbarkeit erfordern. Seine geringe Dicke und Flexibilität ermöglichen die Anpassung an kleine Durchmesser und komplex gekrümmte Oberflächen.



- Das weiße PVC-Obermaterial bietet Haltbarkeit und Anpassungsfähigkeit
- Entwickelt, um ultraviolettem Licht, extremen Temperaturen und Lösemitteln standzuhalten
- Jedes der Materialien erlaubt bei Verwendung eines Thermotransferdruckers und eines Farbbands auf Harzbasis das Drucken von Barcodes mit hoher Dichte.

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100174271	3690152	3M™ Scotchcal™ Polyvinylchlorid-Folie 3690E+, Weiß glänzend, 152 mm x 250 m	1	Rolle
7100174272	3690E+305	3M™ Scotchcal™ Polyvinylchlorid-Folie 3690E+, Weiß glänzend, 305 mm x 500 m	1	Rolle
7100174270	3690E+610	3M™ Scotchcal™ Polyvinylchlorid-Folie 3690E+, Weiß glänzend, 610 mm x 500 m	2	Rolle
7100181129	PN 3690E+	3M™ Scotchcal™ Polyvinylchlorid-Folie 3690E+, Weiß glänzend, Jumbobreite 1220 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100174095	3690ED+12	3M™ Scotchcal™ Polyvinylchlorid-Folie 3690E+, Weiß matt, 1220 mm x 250 m	1	Rolle

3M™ Laserbeschriftbare Etikettenfolie

Bei der 3M™ Laserbeschriftbaren Etikettenfolie wird die obere Schicht durch den Laserstrahl ausgebrannt. Das Schriftbild ist damit in die Folie eingebettet und besonders belastbar. Der Laserstrahl kann die Etiketten zusätzlich schneiden. So produzieren Sie mit maximaler Flexibilität unterschiedliche Etikettenformate für besonders anspruchsvolle Anwendungen.



- Extrem langlebig
- Die beschichteten Etiketten bestehen unter anderem aus Polyester, Vinyl und Polyethylen, um Festigkeit und Anpassungsfähigkeit zu gewährleisten
- Geeignet für eine Reihe von Druckverfahren, einschließlich Flexodruck, Nadeldruck und Thermotransferdruck

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000068786	7846120	3M™ Laserbeschriftbare Etikettenfolie 7846, Schwarz glänzend/Weiß, 120 mm x 300 m	1	Rolle
7000068792	784890	3M™ Laserbeschriftbare Etikettenfolie 7848, Silber matt/Schwarz, 90 mm x 300 m	1	Rolle
7000068790	7848122X	3M™ Laserbeschriftbare Etikettenfolie 7848, Silber matt/Schwarz, 1220 mm x 300 m	1	Rolle
7000032796	7848120	3M™ Laserbeschriftbare Etikettenfolie, 7848, Silber matt/Schwarz, 120 mm x 300 m	10	Rolle

3M™ Laserbeschriftbare Folie 7847

3M™ Laserbeschriftbare Folie 7847 ist ein spezielles Folienetikettenmaterial, bei dem ein Laser die obere Schicht eines zweischichtigen Obermaterials abtragen kann, um ein Bild zu erzeugen.



- Gegossenes, modifiziertes Acrylat-Obermaterial gewährleistet eine lange Haltbarkeit sowie eine hervorragende Abrieb-, Temperatur-, Chemikalien- und Umweltbeständigkeit
- Hochauflösende und kontrastreiche Bilder, die mit Standard-Nd-YAG-Lasern für kleinere Barcodes, 2D-Symbole und klein geschriebenen Text erzeugt werden können
- Hervorragende Verarbeitbarkeit (Hubstanzen) von Acrylat-Obermaterial auf verdichtetem Schutzpapier

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000068795	784790	3M™ Laserbeschriftbare Folie 7847, Schwarz matt/Weiß, 90 mm x 300 m	1	Rolle
7000032797	7847120	3M™ Laserbeschriftbare Folie 7847, Schwarz matt/Weiß, 120 mm x 300 m	1	Rolle
7000068797	78471220	3M™ Laserbeschriftbare Folie 7847, Schwarz matt/Weiß, 1220 mm x 300 m	1	Rolle

3M™ Polyesterfolie 7983

Bei dem 3M™ Siebdruckfähigen Polyester-Bogen-Etikettenmaterial 7983 handelt es sich um ein langlebiges Hochleistungsmaterial mit hervorragender thermischer Stabilität sowie Feuchtigkeits- und Chemikalienbeständigkeit. Das Material verfügt über den 3M™ Klebstoff 300, der eine ausgezeichnete schnelle Klebkraft aufweist und gut auf einer Vielzahl von Oberflächen, einschließlich Kunststoffen mit geringer Oberflächenenergie haftet.

- Die matte Beschichtung ist siebdruckfähig und widersteht mechanischem Abrieb, dem Einfluss von Chemikalien und Feuchtigkeit sowie Temperaturschwankungen.
- Der 3M Klebstoff 300 sorgt für eine starke Haftung auf verschiedensten Oberflächen, darunter Metallen und Kunststoffen mit hoher (HSE) und geringer Oberflächenenergie (LSE)
- Die Schutzabdeckung zeichnet sich durch Planlageneigenschaften aus und ermöglicht eine mühelose Bogenverarbeitung. Die Rückseite der Schutzabdeckung ist nicht bedruckbar



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000029138	7983B508	3M™ Polyesterfolie 7983, Silber matt, 508 mm x 686 mm	100	Blatt
7100307932	7983B508	3M™ Polyesterfolie 7983, Silber matt, 508 mm x 686 mm	100	Blatt

3M™ Etikettenfolien 7905

Bei den 3M™ Etikettenfolien 7905 handelt es sich um ein langlebiges Hochleistungsmaterial mit hervorragender thermischer Stabilität sowie Feuchtigkeits- und Chemikalienbeständigkeit.

- Die Beschichtung sorgt für eine verbesserte Farbhaftung
- Der Endanwender kann verschiedenartige Informationen hinzufügen, da das Material im Thermotransferverfahren bedruckbar ist.
- Die Schutzabdeckung zeichnet sich durch Planlageneigenschaften aus und ermöglicht eine mühelose Bogenverarbeitung



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100307923	7905B508	3M™ Etikettenfolien 7905, Transparent glänzend, 508 mm x 686 mm	100	Blatt
7000001251	7905686	3M™ Etikettenfolien 7905, Transparent glänzend, 686 mm x 229 m	2	Rolle

3M™ Etikettenfolien 7908E

Bei den 3M™ Etikettenfolien 7908E handelt es sich um ein glänzend weißes Polyester-Etikettenmaterial von 50 µm Dicke. Dabei befindet sich eine 45 µm dicke Schicht Acrylat-Klebstoff 350 auf einer PE-beschichteten Papierschutzabdeckung von 170 µm Dicke, die mit einem grünen 3M Logo bedruckt ist. Die Folien sind UL- und CSA-anerkannt.

- Das Etikettenmaterial (Polyester und Vinyl) und die Klebstoffe sind beständig gegen Hitze und bieten Klarheit und UV-Beständigkeit
- Der Hochleistungs-Acrylat-Klebstoff 350 bietet eine hohe Scherfestigkeit auf Substraten mit geringer Oberflächenenergie (LSE)
- Die PE-beschichteten und Folienschutzabdeckungen ermöglichen eine effiziente Verarbeitung



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100169890	7908EB508	3M™ Etikettenfolien 7908E, Weiß glänzend, 508 mm x 686 mm	100	Blatt
7100104761	7908ECONFIG	3M™ Etikettenfolien 7908E, Weiß glänzend, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Siebdruckfähiges langlebiges Polyester-Etikettenmaterial mit strukturiertem Klebstoff 7220SA

Bei dem 3M™ Siebdruckfähigen langlebigen Polyester-Etikettenmaterial mit strukturiertem Klebstoff 7220SA handelt es sich um ein langlebiges Hochleistungsmaterial mit hervorragender thermischer Stabilität und Feuchtigkeitsbeständigkeit.

- Der universellste Klebstoff für Etikettenmaterialien
- Der Klebstoff besitzt selbst bei hohen Temperaturen ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit sowie hervorragende Klebkraft
- Die Schutzabdeckung zeichnet sich durch exzellente Planlageneigenschaften aus und ermöglicht eine mühelose Bogenverarbeitung



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000047374	7220SA13	3M™ Siebdruckfähiges langlebiges Polyester-Etikettenmaterial mit strukturiertem Klebstoff 7220SA, Weiß glänzend, 1372 mm x 229 m	1	Rolle

3M™ Transparentes, langlebiges Etikettenmaterial aus Polyester FM01860N

Beim 3M™ Transparenten, langlebigen Etikettenmaterial aus Polyester FM01860N handelt es sich um ein langlebiges Hochleistungsmaterial mit hervorragender thermischer Stabilität und Feuchtigkeitsbeständigkeit.

- Gute Anfangshaftung
- Langfristige Haftung bei rückstandsfreiem Ablösen
- Repositionierbar



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100160295	FM018606	3M™ Transparentes, langlebiges Etikettenmaterial aus Polyester FM01860N, Transparent glänzend, 686 mm x 508 m	2	Rolle

3M™ Ablösbares Vinyl-Etikettenmaterial 7600

3M™ Ablösbares Vinyl-Etikettenmaterial 7600 ist ein anpassungsfähiges weißes Vinylmaterial, das mit dem 3M™ Acrylat-Klebstoff 500 ausgestattet ist, der auf den meisten Oberflächen bis zu einem Jahr rückstands-frei ablösbar ist und eine hervorragende Beständigkeit gegen Weichmacher aufweist.

- Anpassungsfähig an konturierte Oberflächen
- Beständig gegen Faltenbildung und Delamination
- In einem Stück entfernbar bis zu einem Jahr nach der Anbringung



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000047365	7600686	3M™ Ablösbares Vinyl-Etikettenmaterial 7600, entfernbar, Weiß seidenmatt, 686 mm x 508 m, 0.09 mm	1	Rolle

3M™ Druckschützende Laminatfolien

3M™ Druckschützende Laminatfolien eignen sich für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Transparenz und Belastbarkeit. Eine alterungsbeständige Folie mit hoher Beständigkeit gegen Belastungen durch mechanischen Abrieb und Chemikalien. Es sind verschiedene Klebstoffe für unterschiedliche Anforderungen in Bezug auf die Temperatur, die Substrate und die Anwendungsumgebungen verfügbar – einschließlich öliger Metalle.



- Etiketten für Anwendungen, die eine Schutzlaminierung erfordern
- UV-Beständigkeit und Beständigkeit gegen Ausbleichen
- Die Etiketten sind beständig gegen Abrieb, Kratzer und Witterungseinflüsse

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100104650	PN 7746	3M™ Druckschützende Laminatfolien 7746, Transparent glänzend, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7000117086	77461	3M™ Druckschützende Laminatfolien 7746, Transparent glänzend, 1500 mm x 500 m	1	Rolle
7100104685	PN C22CI	3M™ Druckschützende Laminatfolien C22CI, Transparent matt, Jumbobreite 1220 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Druckschützende Laminatfolie 8417

3M™ PET Langlebiges Etikettenmaterial 8417 besteht aus einer selbsthaftenden transparenten Polyesterfolie ohne Schutzpapier, welche mit 3M™ Adhäsiv 100 Hochtemperatur-Acrylat beschichtet ist. Es wird häufig als Überlaminat in Verbindung mit 3M™ PET Langlebiges Etikettenmaterial 8418 eingesetzt.



- Etiketten für Anwendungen, die eine Schutzlaminierung erfordern
- Bietet UV-Beständigkeit und verhindert das Verblassen der Farbe
- Das Obermaterial ist widerstandsfähig gegen Abrieb, Schrammen und Witterungseinflüsse

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100027905	8417122	3M™ Druckschützende Laminatfolie 8417, Transparent glänzend, 1220 mm x 197 m	1	Rolle

3M™ Druckschützende Laminatfolie 7742

Die 3M™ Druckschützende Laminatfolie 7742 besteht aus einer matten Polyesterfolie, die speziell auf eine optimale Haltbarkeit und die UV-Belastung in Außenbereichen ausgelegt ist. Der 3M™ Klebstoff 400 bietet dazu eine hervorragende Temperaturbeständigkeit und eine langanhaltende Alterungsbeständigkeit, die insbesondere bei Anwendungen im Außenbereich vor einem Vergilben schützt.



- Etiketten für Anwendungen, die eine Schutzlaminierung erfordern
- UV-Beständigkeit und Beständigkeit gegen Ausbleichen
- Die Etiketten sind beständig gegen Abrieb, Kratzer und Witterungseinflüsse

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000048907	7742686	3M™ Druckschützende Laminatfolie 7742, Transparent matt, 686 mm x 508 m	2	Rolle
7100013610	PN 7742	3M™ Druckschützende Laminatfolie 7742, transparent matt, Jumbobreite 1372 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Siebdruckfähiges langlebiges Polyester-Etikettenmaterial mit strukturiertem Klebstoff 7214SA

Bei dem 3M™ Siebdruckfähigen langlebigen Polyester-Etikettenmaterial mit strukturiertem Klebstoff 7214SA handelt es sich um ein langlebiges Hochleistungsmaterial mit hervorragender thermischer Stabilität und Feuchtigkeitsbeständigkeit.



- Der universellste Klebstoff für Etikettenmaterialien
- Der Klebstoff besitzt selbst bei hohen Temperaturen ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit sowie hervorragende Klebkraft
- Die Schutzabdeckung zeichnet sich durch exzellente Planlageneigenschaften aus und ermöglicht eine mühelose Bogenverarbeitung

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000145662	7214SA68	3M™ Siebdruckfähiges langlebiges Polyester-Etikettenmaterial mit strukturiertem Klebstoff 7214SA, 686 mm x 137 m	2	Rolle

3M™ Manipulationssicheres Etikettenmaterial

3M™ Manipulationssichere Etikettenmaterialien sind in einer Vielzahl von Materialien, Mustern und Farben für die speziellen Herausforderungen der manipulationssicheren Kennzeichnung erhältlich. Zerstörbare und nicht zerstörbare Obermaterialien wie Papier, Vinyl, Acetat und Polyester sowie Klebstoffe für eine Vielzahl von Oberflächen, einschließlich Polyolefine. Verstärkte Schutzpapiere sorgen für Formstabilität bei der Verarbeitung.



- Konzipiert für eine Reihe von Etikettieranwendungen, bei denen Manipulationssicherheit wichtig ist
- Zerstörbare und nicht zerstörbare Obermaterialien wie Papier, Vinyl, Acetat und Polyester für die zuverlässige Anwendung und Verarbeitung
- Die verfügbaren transparenten Acrylat-Klebstoffe sind so formuliert, dass sie auf einer Vielzahl von Oberflächen stark und beständig haften

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000068779	3812DSL1	3M™ Manipulationssicheres Etikettenmaterial 3812DSL, Weiß matt, 152 mm x 508 m	1	Rolle
7000068223	3812DSL6	3M™ Manipulationssicheres Etikettenmaterial 3812DSL, Weiß matt, 610 mm x 508 m	2	Rolle
7100110454	PN 3812DSL	3M™ Manipulationssicheres Etikettenmaterial 3812DSL, Weiß matt, Jumbobreite 1200 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100097899	3813B508	3M™ Manipulationssicheres Etikettenmaterial 3813DSL, 686 mm x 508 m, 0.04 mm	100	Blatt
7100104640	PN 7382	3M™ Manipulationssicheres Etikettenmaterial 7832, Silber matt, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100104659	PN 76799	3M™ Manipulationssicheres Etikettenmaterial 76799, Silber glänzend, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100104730	PN 76968E	3M™ Manipulationssicheres Etikettenmaterial 76968E, Weiß matt, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100104660	76970CONFIG	3M™ Manipulationssicheres Etikettenmaterial 76970, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100104661	PN 76971	3M™ Manipulationssicheres Etikettenmaterial 76971, Silber matt, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Manipulationssicheres Etikettenmaterial 3812

3M™ Zerstörbare Sicherheitsfolien sind in einer Vielzahl von Materialien, Mustern und Farben für die speziellen Herausforderungen der manipulationssicheren Kennzeichnung erhältlich. Zerstörbare und nicht zerstörbare Obermaterialien wie Papier, Vinyl, Acetat und Polyester sowie Klebstoffe für eine Vielzahl von Oberflächen, einschließlich Polyolefine. Verstärkte Schutzpapiere sorgen für Formstabilität bei der Verarbeitung.



- Konzipiert für eine Reihe von Etikettieranwendungen, bei denen Manipulationssicherheit wichtig ist
- Zerstörbare und nicht zerstörbare Obermaterialien wie Papier, Vinyl, Acetat und Polyester für die zuverlässige Anwendung und Verarbeitung
- Die verfügbaren transparenten Acrylat-Klebstoffe sind so formuliert, dass sie auf einer Vielzahl von Oberflächen stark und beständig haften

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000068776	3812152	3M™ Zerstörbare Sicherheitsfolien 3812, Weiß matt, 152 mm x 508 m, 0.04 mm	1	Rolle
7000068775	3812305	3M™ Zerstörbare Sicherheitsfolien 3812, Weiß matt, 305 mm x 508 m, 0.04 mm	1	Rolle

3M™ Polyesterfolien

Bei der 3M™ Polyesterfolie für den Thermotransferdruck 92200 handelt es sich um ein glänzend weißes, bedruckbares Polyester-Etikettenmaterial von 50 µm Dicke. Das Material ist mit Acrylklebstoff von 65 µm Dicke des Typs SE100 auf doppelseitigem, verdichtetem weißem Glassin von 62 g/m² versehen und UL- sowie cUL- anerkannt.



- Entwickelt für eine Vielzahl von Druckverfahren für Etiketten, einschließlich Flexodruck und Siebdruck
- Die Etiketten bestehen aus Polyester, Vinyl und Acetat, um Haltbarkeit und Anpassungsfähigkeit zu gewährleisten
- Das Sortiment der 3M Acrylat-Klebstoffe eignet sich für die meisten spezifischen Anwendungen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100110455	3922DSLCONFIG	3M™ Polyesterfolie 3922DSL, Weiß matt, Jumbobreite 1220 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100073737	PN 76717NA	3M™ Polyesterfolie 7671NA, Weiß Glänzend, Jumbobreite 1372 mm, Variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100104671	PN 7860E	3M™ Polyesterfolie 7860E, Weiß glänzend, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100104672	PN 7860EH	3M™ Polyesterfolie 7860EH, Weiß glänzend, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100104673	PN 7861E	3M™ Polyesterfolie 7861E, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100072947	7863CONFIG	3M™ Polyesterfolie 7863, Jumbobreite 1372 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100104701	76510CONFIG	3M™ Polyesterfolie 76510, Transparent glänzend, Jumbobreite 1500 mm x 500 m	1	Rolle
7100104725	76550CCONFIG	3M™ Polyesterfolie 76550C, Transparent matt, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100104726	PN 76605C	3M™ Polyesterfolie 76550C, Weiß Glänzend, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100104657	PN 76610	3M™ Polyesterfolie 76610, Weiß matt, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100104759	76738HCONFIG	3M™ Polyesterfolie 76738H, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100104721	76750CONFIG	3M™ Polyesterfolie 76750, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100104706	76757CONFIG	3M™ Polyesterfolie 76757, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100104729	76759CCONFIG	3M™ Polyesterfolie 76759C, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100104723	76953CONFIG	3M™ Polyesterfolie 76953, Gelb glänzend, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100104724	76954CONFIG	3M™ Polyesterfolie 76954, Weiß glänzend, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100182558	PN 76962	3M™ Polyesterfolie 76962, Weiß matt, Jumbobreite 940 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100075712	92200250	3M™ Polyesterfolie 92200, Weiß glänzend, 1500 mm x 250 m	1	Rolle
7100110456	92205CONFIG	3M™ Polyesterfolie 92205, Weiß glänzend, 1500 mm x 500 m, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100104698	92350CONFIG	3M™ Polyesterfolie 92350, Silber matt, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100104756	92979CONFIG	3M™ Polyesterfolie 92979, Jumbobreite 1220 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100104686	D84YBCONFIG	3M™ Polyesterfolie D84YB, Jumbobreite 1220 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100104687	D85YBCONFIG	3M™ Polyesterfolie D85YB, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100104744	G15XJCONFIG	3M™ Polyesterfolie G15XJ, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100104753	G80C6CONFIG	3M™ Polyesterfolie G80C6, Jumbobreite 1220 mm variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100104655	H01C3CONFIG	3M™ Polyesterfolie H01C3 Weiß matt, Jumbobreite 1500mm, konfigurierbare Rollenabmessung	1	Rolle
7100104693	PN H12CB	3M™ Polyesterfolie H12CB, Jumbobreite 1500 mm, variabele Rollenabmessung	1	Rolle
7100104654	PN I00Y3	3M™ Polyesterfolie I00Y3, Silber matt, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7100104752	I01Y3CONFIG	3M™ Polyesterfolie I01Y3, Weiß matt, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Polyesterfolie 7868

3M™ Polyesterfolie 7868 eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen für gedruckte Etiketten. Das beschichtete Obermaterial bietet eine große Bandbreite an Haltbarkeit und Anpassungsfähigkeit und eignet sich für bestimmte Druckfarben und Methoden. 3M Klebstoffe sind für Anwendungen konzipiert, die eine hohe Klebekraft, Temperaturbeständigkeit, anspruchsvolle Oberflächen und mehr erfordern.

- Entwickelt für eine Vielzahl von Druckverfahren für Etiketten, einschließlich Flexodruck und Siebdruck
- Die Etiketten bestehen aus Polyester, Vinyl und Acetat, um Haltbarkeit und Anpassungsfähigkeit zu gewährleisten
- Das Sortiment der 3M Acrylat-Klebstoffe eignet sich für die meisten spezifischen Anwendungen

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100104674	PN 7868E	3M™ Polyesterfolie 7868E, Weiß glänzend, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle
7000116388	7868EC1	3M™ Polyesterfolie 7868EC, Weiß glänzend, 1500 mm x 500 m	1	Rolle
7100104675	PN 7868EC	3M™ Polyesterfolie 7868EC, Weiß glänzend, Jumbobreite 1500 mm, variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Polyesterfolie 8418

Beim 3M™ Polyester-Folienband 8418 handelt es sich um eine weiße, mit 3M Adhäsiv 100 Hochtemperatur-Acrylat beschichtete Polyesterfolie mit Träger.

- Haftet sofort auf den unterschiedlichsten Oberflächen
- Widerstandsfähiges Folien-Trägermaterial, das beim Verarbeiten und Abrollen nicht einreißt
- Korrosions- und chemikalienbeständig

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000097248	84187519	3M™ Polyesterfolie 8418, Weiß glänzend, 75 mm x 198 m	16	Rolle

3M™ Computer-bedruckbares Polyester-Etikettenmaterial 7883

Beim 3M™ Computer-bedruckbaren Etikettenmaterial aus Polyester 7883 handelt es sich um ein langlebiges Hochleistungsmaterial mit hervorragender thermischer Stabilität sowie Feuchtigkeits- und Chemikalienbeständigkeit.

- Der Polyester-Decklack ist nadelbedruckbar und lässt sich mit der Hand beschriften
- Der Klebstoff der Serie 300 verbindet sich sehr gut mit verschiedensten Oberflächen, darunter Metallen und Kunststoffen sowohl mit hoher (HSE) als auch geringer Oberflächenenergie (LSE).
- 55# verdichtetes Schutzpapier gewährleistet konsistentes Ausstanzen



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100009898	PN 7883	3M™ Computer-bedruckbares Polyester-Etikettenmaterial 7883, Silber matt, Jumbobreite 1372 mm, Variable Rollenabmessung	1	Rolle

3M™ Etikettenfolien 7940

Die 3M™ Aluminiumfolie 7940 ist ein langlebiges, dünnes Aluminiummaterial, das auf eine große Bandbreite anspruchsvoller Anwendungen bei Typenschildern ausgelegt ist. Die 3M™ Aluminiumfolie 7940 verfügt über den 3M™ Klebstoff 320, der eine hervorragende Haftung auf verschiedenen Oberflächen gewährleistet, auch bei Kunststoffen mit hoher (HSE) und geringer Oberflächenenergie (LSE).



- Die Schutzabdeckung für die 3M Etikettenfolie 7940 zeichnet sich durch gute Planlageneigenschaften aus und ermöglicht eine mühelose Bogenverarbeitung
- Die Rückseite der Schutzabdeckung ist nicht bedruckbar
- UL-anerkannt, Aktenzeichen MH11410

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100308327	7940B508	3M™ Etikettenfolien 7940, Silber matt, 508 mm x 686 mm	100	Blatt

3M™ Etikettenfolien 7909S

Bei den 3M™ Etikettenfolien 7909 handelt es sich um ein langlebiges Hochleistungsmaterial mit hervorragender thermischer Stabilität sowie Feuchtigkeits- und Chemikalienbeständigkeit.



- Die Schutzabdeckung zeichnet sich durch Planlageneigenschaften aus und ermöglicht eine mühelose Bogenverarbeitung
- Die Rückseite der Schutzabdeckung ist nicht bedruckbar
- UL-gelistet (Aktenzeichen MH11410) und durch die CSA Group zugelassen (Aktenzeichen 99316)

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100307925	7909B508	3M™ Etikettenfolien 7909S, Silber gebürstet, 508 mm x 686 mm	100	Blatt

3M™ Siebdruckfähiges Polyester-Bogen-Etikettenmaterial 7924

Bei dem 3M™ Siebdruckfähigen Polyester-Bogen-Etikettenmaterial 7924 handelt es sich um ein langlebiges Hochleistungsmaterial mit hervorragender thermischer Stabilität sowie Feuchtigkeits- und Chemikalienbeständigkeit.

- Die Beschichtung sorgt für eine verbesserte Farbhftung
- Der Endanwender kann verschiedenartige Informationen hinzufügen, da das Material im Thermotransferverfahren bedruckbar ist.
- Der 3M Klebstoff 300 sorgt für eine starke Haftung auf verschiedensten Oberflächen, darunter Metallen und Kunststoffen mit hoher (HSE) und geringer Oberflächenenergie (LSE)

Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100307921	7924B508	3M™ Siebdruckfähiges Polyester-Bogen-Etikettenmaterial 7924, Silber glänzend, 508 mm x 686 mm	100	Blatt

3M™ Etikettenfolien 7903

Bei den 3M™ Etikettenfolien 7903 handelt es sich um ein langlebiges Hochleistungsmaterial mit hervorragender thermischer Stabilität sowie Feuchtigkeits- und Chemikalienbeständigkeit.

- Die Folienoberfläche der 3M™ Etikettenfolien 7903 ist für eine verbesserte Farbverankerung vorbehandelt
- Die Schutzabdeckung zeichnet sich durch Planlageneigenschaften aus und ermöglicht eine mühelose Bogenverarbeitung. Die Rückseite der Schutzabdeckung ist nicht bedruckbar
- Die 3M™ Etikettenfolien 7903 sind UL-anerkannt (Aktenzeichen MH11410) und CSA-zugelassen (Aktenzeichen 99316). Für weitere Details siehe die UL- und CSA-Verzeichnisse



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100307989	7903B508	3M™ Etikettenfolien 7903, Silber glänzend, 508 mm x 686 mm	100	Blatt

3M™ Siebdruckfähiges Polyester-Bogen-Etikettenmaterial 7931

Bei dem 3M™ Siebdruckfähiges Polyester-Bogen-Etikettenmaterial 7931 handelt es sich um ein langlebiges Hochleistungsmaterial mit hervorragender thermischer Stabilität sowie Feuchtigkeits- und Chemikalienbeständigkeit.

- Die Beschichtung sorgt für eine verbesserte Farbhaftung
- Der Endanwender kann verschiedenartige Informationen hinzufügen, da das Material im Thermotransferverfahren bedruckbar ist.
- Der 3M Klebstoff 300 sorgt für eine starke Haftung auf verschiedensten Oberflächen, darunter Metallen und Kunststoffen mit hoher (HSE) und geringer Oberflächenenergie (LSE)



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100307924	7931B686	3M™ Siebdruckfähiges Polyester-Bogen-Etikettenmaterial 7931, Weiß glänzend, 508 mm x 686 mm	100	Blatt

3M™ Siebdruckfähiges Polyester-Bogen-Etikettenmaterial 7980

Bei dem 3M™ Siebdruckfähiges Polyester-Bogen-Etikettenmaterial 7980 handelt es sich um ein langlebiges Hochleistungsmaterial mit hervorragender thermischer Stabilität sowie Feuchtigkeits- und Chemikalienbeständigkeit. Für dieses Material wird der 3M™ Klebstoff 300 verwendet, der eine ausgezeichnete schnelle Haftung aufweist und auch auf einer Vielzahl von Oberflächen, einschließlich Kunststoffen mit geringer Oberflächenenergie, gut haftet.

- Die matte Beschichtung ist siebdruckfähig und widersteht mechanischem Abrieb, dem Einfluss von Chemikalien und Feuchtigkeit sowie Temperaturschwankungen.
- Der 3M Klebstoff 300 sorgt für eine starke Haftung auf verschiedensten Oberflächen, darunter Metallen und Kunststoffen sowohl mit hoher (HSE) als auch geringer Oberflächenenergie (LSE).
- Die Schutzabdeckung zeichnet sich durch Planlageneigenschaften aus und ermöglicht eine mühelose Bogenverarbeitung. Die Rückseite der Schutzabdeckung ist nicht bedruckbar



Produkt	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100311466	7980B508	3M™ Siebdruckfähiges Polyester-Bogen-Etikettenmaterial 7980, Weiß matt, 508 mm x 686 mm	100	Blatt

Index

Produktnummer	Seite
7000000792	55
7000000793	55
7000000811	33
7000000812	17
7000000878	48
7000000879	48
7000000880	51
7000000884	50
7000000887	49
7000000888	50
7000000891	51
7000000898	39
7000000902	38
7000000903	38
7000000905	39
7000000906	39
7000000907	60
7000000923	45
7000001161	180
7000001173	165
7000001178	160
7000001210	168
7000001226	121
7000001251	252
7000001301	176
7000001314	162
7000001315	162
7000001317	119
7000001323	59
7000001329	186
7000001330	186
7000001482	125
7000001485	126
7000001488	184
7000001579	61
7000001581	167
7000001582	167
7000001584	61
7000001899	227
7000001960	144
7000001961	138
7000001962	138
7000001972	138
7000001973	138
7000001979	141
7000002105	146
7000002127	137
7000002128	137
7000002130	137
7000002131	137
7000002132	137
7000002133	137
7000004797	232
7000006770	61
7000006772	127
7000006778	75
7000006779	89
7000006835	133

Produktnummer	Seite
7000008397	170
7000017005	157
7000021302	191
7000028589	38
7000028590	38
7000028616	57
7000028622	38
7000028669	165
7000028850	155
7000028851	154
7000028852	155
7000028853	156
7000028854	155
7000028855	155
7000028857	165
7000028858	164
7000028860	180
7000028866	180
7000028867	175
7000028874	109
7000028889	160
7000028933	188
7000028946	174
7000028947	174
7000029006	162
7000029041	120
7000029043	71
7000029082	191
7000029136	168
7000029138	252
7000029144	168
7000029146	168
7000029149	175
7000029150	167
7000029152	166
7000029153	167
7000029154	167
7000029691	137
7000029692	137
7000031099	234
7000031200	234
7000031204	234
7000031234	57
7000032383	189
7000032795	247
7000032796	251
7000032797	251
7000033072	127
7000033105	87
7000033106	87
7000033109	95
7000033110	96
7000033111	80
7000033112	80
7000033113	80
7000033115	81
7000033116	81
7000033117	81

Produktnummer	Seite
7000033118	81
7000033119	89
7000033123	81
7000033126	82
7000033127	82
7000033128	81
7000033129	88
7000033131	72
7000033132	73
7000033136	89
7000033137	89
7000033140	90
7000033141	74
7000033143	74
7000033144	74
7000033731	43
7000033732	43
7000033748	43
7000035363	171
7000035364	171
7000035365	171
7000035368	221
7000035373	224
7000035376	224
7000035377	224
7000035390	172
7000035391	172
7000035392	172
7000035410	170
7000035433	92
7000035434	93
7000035435	93
7000035443	94
7000035444	95
7000035445	130
7000035829	175
7000035835	168
7000036203	163
7000037354	80
7000037570	171
7000038379	118
7000041363	133
7000041758	94
7000041764	130
7000041765	118
7000041773	94
7000042346	125
7000042350	211
7000042352	205
7000042353	211
7000042354	214
7000042356	206
7000042357	209
7000042358	209
7000042359	212
7000042360	212
7000042361	207
7000042362	207

Produktnummer	Seite
7000042363	205
7000042364	205
7000042365	205
7000042366	205
7000042367	206
7000042368	206
7000042369	209
7000042370	210
7000042371	211
7000042372	209
7000042373	212
7000042374	214
7000042375	211
7000042376	212
7000042377	206
7000042382	206
7000042383	206
7000042385	209
7000042386	209
7000042388	208
7000042389	92
7000042390	91
7000042399	240
7000042428	108
7000042429	128
7000042430	128
7000042431	108
7000042432	125
7000042433	123
7000042435	119
7000042745	210
7000042748	213
7000042752	212
7000042753	212
7000042755	213
7000042757	128
7000042758	128
7000043112	241
7000043115	241
7000043127	81
7000043128	82
7000043129	73
7000043742	249
7000043744	200
7000046343	56
7000046346	43
7000046372	24
7000046474	33
7000046513	49
7000046534	39
7000046563	47
7000046574	45
7000047348	192
7000047365	253
7000047374	253
7000047423	213
7000047426	213
7000047429	211

Index

Produktnummer	Seite
7000047430	211
7000047441	175
7000047442	175
7000047450	155
7000047451	155
7000047452	155
7000047453	155
7000047454	155
7000047455	154
7000047456	156
7000047458	156
7000047460	154
7000047461	154
7000047462	154
7000047463	154
7000047467	155
7000047468	155
7000047469	155
7000047473	156
7000047474	156
7000047475	156
7000047477	156
7000047522	164
7000048380	154
7000048387	157
7000048399	128
7000048401	156
7000048402	154
7000048404	159
7000048409	165
7000048422	180
7000048423	180
7000048424	131
7000048455	180
7000048456	180
7000048457	180
7000048458	180
7000048459	180
7000048467	248
7000048482	91
7000048483	91
7000048496	109
7000048524	154
7000048528	120
7000048566	176
7000048578	248
7000048580	122
7000048602	226
7000048604	171
7000048605	171
7000048606	171
7000048608	171
7000048610	183
7000048627	183
7000048628	183
7000048629	183
7000048652	182
7000048689	167

Produktnummer	Seite
7000048706	121
7000048707	121
7000048710	154
7000048711	164
7000048712	176
7000048716	168
7000048721	166
7000048746	129
7000048748	128
7000048751	175
7000048775	154
7000048838	123
7000048850	174
7000048873	104
7000048897	92
7000048907	255
7000048913	158
7000048914	158
7000048915	158
7000048917	158
7000048918	158
7000048919	158
7000048921	158
7000048923	158
7000048924	158
7000048939	175
7000049014	186
7000049097	119
7000049101	162
7000049163	113
7000049173	215
7000049198	123
7000049200	144
7000049210	79
7000049244	121
7000049257	79
7000049273	130
7000049274	130
7000049275	130
7000049321	130
7000049322	130
7000049325	130
7000049447	78
7000049448	77
7000049547	126
7000049597	163
7000049603	163
7000049661	190
7000049662	191
7000049663	190
7000049683	115
7000049700	59
7000049801	120
7000050052	180
7000050053	169
7000050073	168
7000050074	169
7000050075	169

Produktnummer	Seite
7000050076	169
7000050077	168
7000050078	168
7000050118	166
7000050120	166
7000050121	166
7000050122	166
7000050128	166
7000050130	167
7000050131	167
7000050132	167
7000051776	139
7000051782	139
7000051800	227
7000051892	144
7000051893	144
7000051894	144
7000051903	138
7000051909	138
7000051910	138
7000052144	146
7000052203	146
7000052205	147
7000052220	137
7000052222	140
7000052226	140
7000056829	233
7000056830	233
7000059884	171
7000059885	171
7000059886	171
7000059889	171
7000061753	55
7000061757	59
7000061766	52
7000061767	52
7000061768	52
7000061785	55
7000061786	55
7000061787	55
7000061788	55
7000061789	55
7000061797	57
7000062000	162
7000062001	130
7000062015	77
7000062459	170
7000062460	170
7000062461	170
7000062462	171
7000062467	144
7000062909	58
7000068216	248
7000068217	241
7000068223	256
7000068775	256
7000068776	256
7000068779	256

Produktnummer	Seite
7000068783	241
7000068786	251
7000068790	251
7000068792	251
7000068795	251
7000068797	251
7000070273	235
7000070288	54
7000070289	54
7000070298	54
7000070299	54
7000070307	175
7000070322	154
7000070515	96
7000070522	139
7000070523	142
7000070525	144
7000070534	146
7000071715	64
7000071716	64
7000071732	127
7000071733	127
7000071735	127
7000071736	127
7000071738	127
7000071739	127
7000071740	127
7000071742	127
7000071743	127
7000071744	127
7000071745	127
7000071798	189
7000071804	189
7000072160	87
7000072164	87
7000072165	87
7000072166	87
7000072168	87
7000072169	87
7000072171	87
7000072183	95
7000072184	95
7000072197	86
7000072198	86
7000072199	86
7000072200	86
7000072201	86
7000072202	86
7000072204	86
7000072205	86
7000072206	86
7000072212	87
7000072216	87
7000072217	87
7000072218	87
7000072222	96
7000072225	96
7000072226	96

Index

Produktnummer	Seite
7000072229	96
7000072230	96
7000072231	96
7000072243	80
7000072247	80
7000072248	80
7000072250	80
7000072251	80
7000072252	80
7000072253	80
7000072254	80
7000072255	80
7000072257	80
7000072259	80
7000072260	80
7000072261	80
7000072262	80
7000072263	80
7000072264	80
7000072265	80
7000072266	80
7000072267	80
7000072270	80
7000072276	81
7000072281	81
7000072285	81
7000072289	81
7000072290	81
7000072292	81
7000072293	81
7000072294	81
7000072296	89
7000072299	89
7000072300	89
7000072301	89
7000072302	89
7000072303	89
7000072309	81
7000072311	81
7000072313	81
7000072317	82
7000072319	82
7000072320	82
7000072321	82
7000072322	82
7000072324	90
7000072325	90
7000072326	90
7000072327	90
7000072329	90
7000072330	90
7000072341	88
7000072347	88
7000072349	88
7000072350	88
7000072351	88
7000072352	88
7000072353	88

Produktnummer	Seite
7000072355	88
7000072356	88
7000072379	72
7000072381	72
7000072382	72
7000072383	72
7000072384	72
7000072385	72
7000072386	72
7000072387	72
7000072389	72
7000072390	72
7000072399	73
7000072407	73
7000072409	73
7000072411	73
7000072413	73
7000072414	73
7000072415	73
7000072416	73
7000072417	73
7000072458	75
7000072462	75
7000072463	75
7000072464	75
7000072465	75
7000072466	75
7000072467	75
7000072476	89
7000072478	89
7000072479	89
7000072483	89
7000072484	89
7000072486	89
7000072487	89
7000072500	74
7000072501	74
7000072502	74
7000072504	74
7000072505	74
7000072511	74
7000072512	74
7000072522	90
7000072523	90
7000072524	90
7000072525	90
7000072529	74
7000072530	74
7000072533	74
7000072738	168
7000072740	168
7000073335	96
7000073406	119
7000073407	119
7000073424	103
7000073448	119
7000077193	54
7000077254	52

Produktnummer	Seite
7000079781	56
7000079784	56
7000079786	56
7000079791	33
7000079794	56
7000079798	56
7000079817	44
7000079818	44
7000079819	44
7000079821	43
7000079823	44
7000079824	43
7000079843	44
7000079890	53
7000079900	18
7000079967	46
7000079968	46
7000079998	15
7000080008	21
7000080020	16
7000080037	21
7000080038	26
7000080039	26
7000080206	42
7000080207	42
7000080208	42
7000080239	46
7000080242	46
7000080245	46
7000080246	46
7000080250	47
7000080396	19
7000080606	233
7000088347	182
7000088508	184
7000088544	179
7000091410	122
7000095179	53
7000095238	222
7000095240	221
7000095243	222
7000095244	170
7000095261	170
7000095268	170
7000095271	219
7000095272	221
7000095276	221
7000095286	222
7000095299	173
7000095304	222
7000095309	170
7000095314	173
7000095320	173
7000095322	170
7000095343	224
7000095375	224
7000095378	224
7000095393	222

Produktnummer	Seite
7000095394	222
7000095395	222
7000095396	222
7000095400	222
7000095403	222
7000095409	222
7000095411	222
7000095412	222
7000095434	220
7000095435	220
7000095436	220
7000095437	220
7000095438	220
7000095479	233
7000095501	223
7000095502	223
7000095504	220
7000095505	220
7000095555	223
7000095556	223
7000095570	172
7000095572	172
7000095573	172
7000095574	172
7000095575	172
7000095576	172
7000095577	172
7000095578	172
7000095591	224
7000095596	172
7000095630	220
7000095631	220
7000095639	225
7000095640	225
7000095660	172
7000095672	171
7000095687	173
7000095688	173
7000095689	173
7000095690	174
7000095691	174
7000095692	174
7000095694	173
7000095695	173
7000095696	173
7000095697	174
7000095715	220
7000095766	174
7000095843	170
7000095844	170
7000095876	170
7000095896	220
7000096009	181
7000096162	162
7000096242	93
7000096243	93
7000096244	93
7000096245	92

Index

Produktnummer	Seite
7000096247	93
7000096248	93
7000096250	93
7000096252	92
7000096405	158
7000096407	158
7000096408	159
7000096445	94
7000096450	95
7000096451	94
7000097248	258
7000110555	33
7000111459	187
7000111460	187
7000111461	187
7000111462	187
7000111463	187
7000111464	187
7000111465	187
7000111466	187
7000111467	187
7000111468	187
7000111469	187
7000111470	187
7000111471	187
7000111472	187
7000111473	187
7000111474	187
7000111475	187
7000111476	187
7000111477	187
7000111478	187
7000111479	187
7000111480	187
7000111483	187
7000111484	187
7000111485	187
7000111486	187
7000111487	187
7000111488	187
7000111490	187
7000111521	131
7000111526	130
7000111527	130
7000111534	118
7000111535	118
7000111549	162
7000111563	94
7000111564	94
7000111566	94
7000111971	162
7000111987	131
7000111993	162
7000111997	131
7000115525	125
7000115640	125
7000115642	124
7000115647	124

Produktnummer	Seite
7000115660	124
7000115666	124
7000115669	125
7000115673	125
7000115779	126
7000115869	214
7000115874	119
7000115876	119
7000115982	208
7000116019	92
7000116020	92
7000116021	92
7000116022	92
7000116023	92
7000116029	91
7000116030	91
7000116031	91
7000116032	91
7000116033	91
7000116037	91
7000116065	244
7000116071	245
7000116074	245
7000116079	245
7000116080	245
7000116082	245
7000116090	246
7000116101	246
7000116117	244
7000116118	241
7000116134	248
7000116136	248
7000116354	246
7000116388	258
7000116511	202
7000116515	202
7000116516	199
7000116521	199
7000116528	199
7000116530	199
7000116555	123
7000116556	123
7000116558	123
7000116559	123
7000116560	123
7000116561	123
7000116578	110
7000116583	129
7000116584	129
7000116585	122
7000116587	123
7000116588	122
7000116590	129
7000116591	108
7000116593	108
7000116594	128
7000116595	128
7000116596	128

Produktnummer	Seite
7000116597	128
7000116602	128
7000116611	110
7000116631	108
7000116632	108
7000116638	108
7000116639	108
7000116640	110
7000116641	110
7000116642	110
7000116643	110
7000116644	109
7000116649	123
7000116650	123
7000116651	123
7000116652	110
7000116653	110
7000116655	123
7000116656	123
7000116658	108
7000116659	110
7000116660	110
7000116661	109
7000116667	123
7000116671	108
7000116672	108
7000116673	108
7000116674	108
7000116675	108
7000116772	40
7000116775	40
7000116779	41
7000116782	45
7000116787	41
7000116790	41
7000117086	254
7000122466	214
7000124742	183
7000124799	146
7000144706	158
7000144707	158
7000144708	158
7000144794	167
7000145662	255
7000146616	233
7000146617	233
7010012127	79
7010292805	160
7100000168	246
7100002405	191
7100003021	87
7100003056	176
7100003278	61
7100003930	174
7100005566	48
7100007291	130
7100007793	47
7100008116	244

Produktnummer	Seite
7100008178	50
7100008737	50
7100008738	48
7100009003	205
7100009195	48
7100009688	26
7100009898	258
7100009949	238
7100010005	240
7100010680	23
7100011056	26
7100011333	244
7100011610	47
7100011792	240
7100011840	239
7100012241	126
7100012272	125
7100013610	255
7100013721	239
7100015263	159
7100015266	159
7100016326	184
7100017793	144
7100019029	74
7100020027	145
7100020333	49
7100020334	51
7100020336	51
7100020337	48
7100020456	48
7100020587	100
7100021262	100
7100021264	100
7100021265	99
7100021267	99
7100021268	99
7100021269	100
7100021280	100
7100021281	100
7100021282	100
7100021283	99
7100021285	100
7100021286	99
7100021940	100
7100022040	99
7100023018	51
7100023053	49
7100023282	99
7100023283	99
7100024045	27
7100024055	27
7100024544	247
7100024647	99
7100025020	226
7100025154	47
7100025246	49
7100027084	193
7100027085	193

Index

Produktnummer	Seite
7100027507	60
7100027510	34
7100027855	197
7100027856	197
7100027905	254
7100028023	198
7100028056	198
7100028145	198
7100028148	198
7100028169	198
7100029174	97
7100029175	97
7100029176	98
7100029188	97
7100029348	47
7100029518	47
7100030363	97
7100030822	133
7100030935	98
7100030936	98
7100031009	98
7100031031	97
7100031051	97
7100031054	97
7100031061	97
7100031064	98
7100031985	48
7100032063	81
7100032985	101
7100033657	35
7100033708	35
7100033726	35
7100033985	36
7100034008	37
7100034009	34
7100034060	36
7100034071	35
7100034072	37
7100034078	35
7100034279	36
7100034525	36
7100036550	42
7100036717	22
7100036719	22
7100037924	128
7100038129	43
7100038272	43
7100038427	98
7100038584	112
7100038631	112
7100038656	111
7100038810	112
7100038866	34
7100039117	114
7100039155	118
7100039317	161
7100039413	114
7100039416	116

Produktnummer	Seite
7100039641	113
7100039642	111
7100039643	112
7100039644	112
7100039645	114
7100039678	161
7100039714	118
7100039813	114
7100040051	91
7100040285	113
7100040287	113
7100040288	113
7100040289	116
7100040300	112
7100040301	116
7100040451	111
7100040452	111
7100040453	114
7100040454	114
7100040455	116
7100040684	92
7100040836	34
7100040976	161
7100041614	180
7100041928	179
7100042087	25
7100042123	25
7100042235	98
7100042890	179
7100042893	179
7100042894	179
7100042895	179
7100042898	178
7100042899	178
7100042900	178
7100042901	178
7100042902	178
7100042903	178
7100042904	178
7100042954	178
7100042956	178
7100042957	178
7100042958	179
7100042982	179
7100044170	154
7100044183	179
7100044184	179
7100044185	179
7100044186	179
7100044284	181
7100044285	180
7100044286	181
7100044308	99
7100044320	99
7100044325	177
7100044328	177
7100044330	156
7100044331	157

Produktnummer	Seite
7100044391	178
7100044392	178
7100044478	155
7100044640	156
7100044646	155
7100044650	156
7100044652	155
7100044655	156
7100044656	154
7100044924	197
7100046034	181
7100046035	181
7100046036	181
7100046037	181
7100046038	181
7100046039	181
7100048317	181
7100048944	250
7100049359	154
7100053515	177
7100053516	177
7100053595	161
7100053596	161
7100053597	161
7100053598	161
7100053636	161
7100053638	161
7100053813	161
7100053924	161
7100054963	218
7100055238	183
7100055239	183
7100055250	183
7100055251	183
7100055252	183
7100055258	160
7100055259	160
7100055704	17
7100055705	17
7100055833	17
7100055835	160
7100056217	160
7100057037	160
7100059421	161
7100062075	52
7100062076	52
7100062077	52
7100065923	165
7100065924	165
7100067291	32
7100067297	32
7100068120	32
7100069442	164
7100069498	14
7100071665	155
7100071754	81
7100071755	123
7100072934	249

Produktnummer	Seite
7100072947	257
7100073000	115
7100073285	239
7100073737	257
7100075409	31
7100075712	257
7100076727	16
7100077148	23
7100077297	52
7100078074	52
7100078165	28
7100078166	28
7100079530	201
7100079680	200
7100080091	201
7100080092	200
7100080096	200
7100080097	200
7100080101	201
7100080102	201
7100082441	53
7100082565	22
7100083354	47
7100084174	115
7100084588	16
7100084705	97
7100085634	132
7100085670	132
7100085671	132
7100085845	132
7100085854	132
7100086951	193
7100086952	193
7100086953	193
7100087075	194
7100087101	193
7100087488	194
7100089302	230
7100089374	117
7100089375	117
7100089475	26
7100089476	26
7100089499	105
7100089541	105
7100089545	102
7100089546	102
7100089547	102
7100089548	102
7100089550	102
7100089551	102
7100089553	102
7100089558	103
7100089779	194
7100090427	104
7100097574	31
7100097636	31
7100097704	31
7100097899	256

Index

Produktnummer	Seite
7100098631	31
7100098643	188
7100098687	189
7100098695	189
7100098707	188
7100098737	179
7100098996	70
7100099833	70
7100099834	70
7100099836	70
7100100275	192
7100100276	192
7100100752	70
7100100753	70
7100100757	71
7100100910	194
7100101042	70
7100101043	71
7100101045	71
7100101074	192
7100101623	70
7100101624	70
7100102180	60
7100103009	197
7100104576	241
7100104634	244
7100104640	256
7100104648	238
7100104650	254
7100104654	257
7100104655	257
7100104656	241
7100104657	257
7100104658	241
7100104659	256
7100104660	256
7100104661	256
7100104663	241
7100104664	249
7100104665	246
7100104666	245
7100104667	245
7100104668	245
7100104669	245
7100104670	246
7100104671	257
7100104672	257
7100104673	257
7100104674	258
7100104675	258
7100104678	244
7100104679	244
7100104680	244
7100104681	247
7100104682	242
7100104683	243
7100104684	247
7100104685	254

Produktnummer	Seite
7100104686	257
7100104687	257
7100104690	238
7100104691	238
7100104692	242
7100104693	257
7100104695	242
7100104697	242
7100104698	257
7100104701	257
7100104706	257
7100104721	257
7100104723	257
7100104724	257
7100104725	257
7100104726	257
7100104728	242
7100104729	257
7100104730	256
7100104744	257
7100104752	257
7100104753	257
7100104756	257
7100104759	257
7100104761	252
7100104762	242
7100104763	242
7100104764	242
7100104769	104
7100104770	105
7100104771	105
7100104774	103
7100104775	103
7100104776	111
7100104780	97
7100104783	97
7100104784	98
7100104786	112
7100104791	98
7100104792	98
7100104793	112
7100104794	99
7100104795	102
7100104796	102
7100104797	104
7100104798	121
7100104799	124
7100104800	124
7100104801	125
7100104803	99
7100104804	100
7100105384	27
7100107033	61
7100108714	192
7100108749	142
7100108752	145
7100108753	145
7100108754	141

Produktnummer	Seite
7100108755	145
7100108756	142
7100108764	141
7100108765	141
7100108766	142
7100108767	141
7100108769	142
7100108887	192
7100108888	192
7100109827	25
7100109828	25
7100109829	24
7100109830	24
7100110454	256
7100110455	257
7100110456	257
7100116406	61
7100123266	138
7100123339	142
7100123340	144
7100123347	145
7100123355	81
7100123358	74
7100123727	138
7100132671	60
7100135315	224
7100135318	224
7100135319	224
7100135324	224
7100135325	224
7100135347	224
7100135720	177
7100135737	177
7100135739	177
7100135742	225
7100135744	225
7100135748	177
7100135750	224
7100135761	177
7100135769	224
7100135770	224
7100136272	204
7100136273	204
7100136277	204
7100136278	204
7100136279	203
7100136280	203
7100136283	204
7100136285	203
7100136558	203
7100136620	203
7100136621	203
7100137064	204
7100137072	225
7100137163	190
7100137182	190
7100138478	40
7100140400	17

Produktnummer	Seite
7100140578	17
7100141716	17
7100141727	17
7100141986	17
7100143305	68
7100143306	69
7100143321	69
7100143322	68
7100143323	69
7100143324	69
7100143325	69
7100143327	68
7100143328	69
7100143701	25
7100143961	25
7100144122	224
7100144123	224
7100144124	224
7100144125	220
7100144444	121
7100146490	222
7100146500	226
7100146753	181
7100148731	23
7100148736	23
7100148737	24
7100148738	24
7100148750	14
7100148758	23
7100148760	14
7100148766	57
7100148994	105
7100152063	214
7100152066	210
7100152422	210
7100153134	103
7100154121	68
7100154122	69
7100154123	69
7100156413	164
7100156415	164
7100158345	186
7100158346	185
7100158365	186
7100158377	185
7100158390	185
7100158521	59
7100158584	59
7100160295	253
7100160307	218
7100160319	218
7100166745	243
7100166746	243
7100166842	153
7100167269	164
7100167276	164
7100167280	164
7100167284	164

Index

Produktnummer	Seite
7100169890	252
7100174095	250
7100174104	186
7100174105	186
7100174263	241
7100174264	241
7100174265	241
7100174266	241
7100174267	241
7100174270	250
7100174271	250
7100174272	250
7100174279	241
7100174284	249
7100174285	249
7100174286	241
7100174287	249
7100174294	241
7100174295	241
7100174304	241
7100174309	241
7100176092	42
7100178336	64
7100178338	64
7100179264	27
7100179442	27
7100179480	27
7100179482	27
7100180981	64
7100181129	250
7100181130	241
7100182558	257
7100185158	20
7100185187	21
7100185365	242
7100185374	121
7100193857	183
7100193898	249
7100193900	76
7100193935	75
7100193936	76
7100195214	76
7100195888	177
7100195952	177
7100196060	177
7100196061	177
7100196064	177
7100200484	14
7100200485	15
7100200486	15
7100200487	15
7100200488	16
7100200489	16
7100200490	16
7100200491	22
7100200493	22
7100200494	17
7100200495	17

Produktnummer	Seite
7100200496	18
7100200498	18
7100200499	18
7100200501	18
7100200502	19
7100200503	19
7100200504	19
7100200506	19
7100200507	20
7100205939	235
7100207277	165
7100207280	165
7100207284	165
7100207286	165
7100211800	77
7100211808	165
7100211813	78
7100211815	77
7100211816	77
7100211817	77
7100211818	77
7100211819	77
7100211821	77
7100211822	77
7100211823	77
7100211824	77
7100211826	78
7100211827	78
7100211828	78
7100211829	78
7100211830	78
7100211831	78
7100211832	78
7100211833	78
7100211834	78
7100211835	79
7100211836	79
7100211837	79
7100211838	79
7100211839	79
7100211840	79
7100214419	145
7100215092	219
7100215467	219
7100215511	219
7100216187	219
7100220358	223
7100220442	223
7100220792	107
7100221142	162
7100221164	162
7100221166	162
7100221270	167
7100223650	107
7100223836	79
7100224321	107
7100224385	107
7100224762	107

Produktnummer	Seite
7100224763	241
7100225996	107
7100225997	107
7100226020	107
7100226149	241
7100226808	168
7100227350	70
7100230151	235
7100230550	161
7100230552	161
7100232802	28
7100233348	30
7100233349	30
7100233359	28
7100238539	132
7100240965	26
7100243948	107
7100243949	107
7100243950	107
7100243951	107
7100244477	29
7100244478	29
7100244480	30
7100244651	235
7100244652	235
7100244653	235
7100244858	30
7100244861	30
7100245036	29
7100245039	29
7100245592	163
7100246043	32
7100246046	32
7100246871	208
7100247154	69
7100247155	69
7100247156	68
7100247163	208
7100247164	207
7100247165	208
7100247166	208
7100247250	207
7100247251	207
7100248469	154
7100248651	154
7100249185	153
7100251992	153
7100251993	153
7100251995	153
7100253141	153
7100253142	153
7100253513	153
7100253517	153
7100254033	153
7100254034	153
7100254036	153
7100254037	153
7100255832	58

Produktnummer	Seite
7100255953	58
7100255954	58
7100255955	58
7100259560	232
7100259561	232
7100259562	232
7100259598	154
7100259699	153
7100259700	153
7100259749	154
7100259750	154
7100260125	156
7100260160	154
7100260161	156
7100260162	155
7100260268	177
7100260269	177
7100260270	177
7100260271	177
7100260280	158
7100260281	158
7100260282	157
7100260283	155
7100260284	159
7100260285	158
7100260286	158
7100260287	158
7100260288	158
7100260301	155
7100260302	156
7100260472	155
7100260484	155
7100260569	155
7100260571	156
7100260574	232
7100260577	155
7100260578	156
7100260579	155
7100260581	155
7100260582	155
7100260584	155
7100260585	155
7100260586	155
7100260587	155
7100260588	155
7100260592	155
7100260593	156
7100260595	156
7100260596	156
7100260597	155
7100260598	156
7100260599	159
7100260600	158
7100260619	154
7100260621	153
7100260624	153
7100260694	155
7100260695	156

Index

Produktnummer	Seite
7100260696	156
7100260697	156
7100260698	156
7100260721	21
7100260722	21
7100260855	156
7100261524	155
7100261739	17
7100262488	57
7100262507	89
7100262508	89
7100262590	88
7100262591	88
7100262599	88
7100262600	89
7100262602	89
7100262606	89
7100262607	89
7100262608	89
7100262614	88
7100262616	88
7100262619	88
7100262858	89
7100263025	126
7100263680	188
7100263681	188
7100263682	188
7100263683	188
7100264010	106
7100268065	68
7100269550	106
7100269551	106
7100269552	106
7100269603	106
7100269604	106
7100269702	106
7100269704	106
7100269705	106
7100269834	106
7100269835	106
7100269955	19
7100269976	16
7100269977	16
7100269978	18
7100269979	18
7100269980	18
7100270163	19
7100270164	18
7100276858	106
7100279337	143
7100279420	143
7100279569	143
7100279570	143
7100279571	143
7100279572	143
7100279603	143
7100279613	144
7100279614	144

Produktnummer	Seite
7100279680	198
7100280536	182
7100280538	182
7100281475	182
7100285874	83
7100285875	82
7100285876	83
7100288303	69
7100288968	190
7100288972	190
7100289033	191
7100289034	192
7100289108	191
7100297050	70
7100297127	70
7100297128	70
7100297129	70
7100297479	71
7100304367	57
7100307034	85
7100307057	84
7100307059	83
7100307061	86
7100307062	85
7100307226	84
7100307921	259
7100307923	252
7100307924	260
7100307925	259
7100307932	252
7100307989	260
7100308327	259
7100309726	86
7100309727	84
7100309728	83
7100309729	83
7100309730	82
7100309731	83
7100309949	85
7100309969	84
7100310930	85
7100311466	260
7100312118	101
7100312119	101
7100312120	100
7100321905	100
7100321906	101
7100321907	101
7100321954	100



3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Telefon: +49 2131 140
E-Mail: kleben.de@mmm.com
Web: www.3M-Klebertechnik.de

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4,
1120 Wien
Telefon: +43 1 86 686-495
E-Mail: kleben-at@mmm.com
Web: www.3m.com/at/kleben

3M (Schweiz) GmbH
Eggstrasse 93,
8803 Rüschlikon
Telefon: 044 724 91 21
E-Mail: 3M.PAS.ch@mmm.com
Web: www.3M.com/ch/kleben



**Bitte den QR Code
scannen, um weitere
Produktinformation
zu erhalten.**

© 3M 2023. Irrtümer und
Änderungen vorbehalten.