


Division des systèmes de fermeture et de masquage

Guide de référence rapide pour les rubans de masquage et adhésifs toilés







Ne perdez plus votre temps à trouver le ruban idéal.




**Masquage/
Conditionnement/
Étiquetage à usage général**



Masquage performant



Rubans adhésifs toilés












**Rubans de masquage
et adhésifs toilés
résistants aux UV**

1. Masquage/Conditionnement/Étiquetage à usage général

Produit	Identifiant 3M	Contenance	Support/Adhésif	Plage de température
Ruban de masquage 3M™ 101E				
 <ul style="list-style-type: none"> • Ruban de masquage économique à usage général. Idéal pour les travaux de masquage de peinture, de conditionnement, d'imperméabilisation, de fixation et autres travaux légers • Excellente adhérence initiale sur une grande variété de surfaces • Pour les applications légères • Épaisseur totale de 0,12 mm • Conçu pour un usage intérieur • Également disponible sous forme de rouleau simple à code-barres étiqueté 	7100135739	18 mm x 50 m	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">CP</div> Papier crêpé/ Caoutchouc	 Jusqu'à 60 °C pendant 1 heure
	7100135737	24 mm x 50 m		
	7100135748	30 mm x 50 m		
	7100135761	36 mm x 50 m		
	7100135720	48 mm x 50 m		
	7100044325	72 mm x 50 m		
	7100065027	100 mm x 50 m		
	Rouleau simple à code-barres étiqueté			
	7100260268	18 mm x 45 m		
	7100260269	24 mm x 45 m		
	7100260270	36 mm x 45 m		
	7100260271	48 mm x 45 m		
	Ruban de masquage d'usage général 3M™ 201E			
 <ul style="list-style-type: none"> • Ruban de masquage de haute qualité pour les travaux de masquage de peinture, de conditionnement, de maintien, d'imperméabilisation et autres applications à court terme à une température pouvant aller jusqu'à 80 °C pendant une heure. Adhésif élastomère, épaisseur de 0,135 mm • Bonne adhérence instantanée et force de maintien élevée qui résiste au décollement ou au recourbement • Réduit l'accumulation de peinture et assure de belles lignes de peinture • Contribue à prévenir les bavures de la peinture à travers le ruban • Bonne résistance aux solvants et à l'humidité, conçu pour une utilisation en intérieur 	7100196060	18 mm x 50 m	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">CP</div> Papier crêpé/ Caoutchouc	 Jusqu'à 80 °C pendant 1 heure
	7100195952	24 mm x 50 m		
	7100196064	30 mm x 50 m		
	7100196061	36 mm x 50 m		
	7100195888	48 mm x 50 m		
	7100044328	72 mm x 50 m		
	7100092814	100 mm x 50 m		
	Ruban lisse haute performance 3M™ 2519			
 <ul style="list-style-type: none"> • Peut être utilisé sur de nombreux grains de papier brun et de cartons pour les travaux de jointage, de début, de maintien et de fin de rouleau • Support papier à résistance élevée pour la protection des surfaces lors de l'application de couches épaisses de peinture ou de calfeutrage • Tension de déroulage réduite et déchirable à la main • Épaisseur totale de 0,18 mm 	7100243626	18 mm x 55 m	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">KP</div> Papier Kraft/ Caoutchouc non blanchi	 Jusqu'à 93 °C
	7100243538	24 mm x 55 m		
	7100243697	36 mm x 55 m		
	7100243535	48 mm x 55 m		
	7100243536	72 mm x 55 m		
	7100243539	100 mm x 55 m		

2. Masquage performant

Produit	Identifiant 3M	Contenance	Support/ Adhésif	Plage de température
Ruban de masquage industriel performant 3M™ 301E				
 <ul style="list-style-type: none"> • Conçu pour les applications de masquage de peinture industrielle. Ses performances en température permettent un séchage à l'air libre et un durcissement au four de la peinture jusqu'à un maximum de 100 °C pendant 1 heure. • Bonne force de maintien qui résiste au décollement ou au recourbement • Bonne résistance aux solvants et à l'humidité • Support papier crêpé pour une conformabilité qui préserve l'intégrité du ruban lorsqu'il est utilisé dans les coins • Conçu pour un usage intérieur • Épaisseur totale de 0,150 mm 	7100042898	18 mm x 50 m	 Papier crêpé/ Caoutchouc	 Jusqu'à 100 °C pendant 1 heure
	7100042901	24 mm x 50 m		
	7100042902	36 mm x 50 m		
	7100042903	48 mm x 50 m		
	7100044391	72 mm x 50 m		
Ruban de masquage industriel haute performance 3M™ 401E				
 <ul style="list-style-type: none"> • Assure une haute qualité dans toutes les applications de peinture pour l'industrie automobile et le marché industriel ; pour le séchage à l'air libre et le durcissement au four de la peinture jusqu'à 140 °C pendant 1 heure. • Compatible avec tous les systèmes de séchage au four, en infrarouge ou aux lampes chauffantes • Excellente force de maintien qui résiste au décollement ou au recourbement • Bonne résistance aux solvants et à l'humidité • Support papier crêpé pour une conformabilité qui préserve l'intégrité du ruban lorsqu'il est utilisé dans les coins • Conçu pour un usage intérieur • Épaisseur totale de 0,160 mm 	7100042899	18 mm x 50 m	 Papier crêpé/ Caoutchouc	 Jusqu'à 140°C pendant 1 heure
	7100042900	24 mm x 50 m		
	7100042904	36 mm x 50 m		
	7100042954	48 mm x 50 m		
	7100044392	72 mm x 50 m		
Ruban de masquage industriel spécial haute température 3M™ 501E				
 <ul style="list-style-type: none"> • Conçu pour les applications sensibles de masquage de peinture dans les marchés de l'automobile, des véhicules spéciaux et industriels où une excellente tenue et une performance à haute température sont requises. • Supporte la cuisson au four à des températures allant jusqu'à 160 °C pendant 1 heure • Convient pour des cycles de cuisson et de durcissement aux ultraviolets, avec tous les systèmes de séchage au four, en infrarouge ou aux lampes chauffantes • Excellente force de maintien qui résiste au décollement ou au recourbement • Conçu pour un usage intérieur • Épaisseur totale de 0,150 mm 	7100042890	18 mm x 50 m	 Papier crêpé/ Caoutchouc	 Jusqu'à 160 °C pendant 1 heure
	7100042893	24 mm x 50 m		
	7100042894	36 mm x 50 m		
	7100042895	48 mm x 50 m		
	7100042982	72 mm x 50 m		
	7100098737	100 mm x 50 m		







3. Rubans adhésifs toilés

Produit	Identifiant 3M	Contenance	Support/ Adhésif
Ruban toilé multi-usage 3M™ DT8			
NOUVEAU  <ul style="list-style-type: none"> • Utile pour les réparations express, les jointures, les maintiens temporaires et les fixations rapides • Idéal pour les surfaces profilées et l'étiquetage rapide • Bonne résistance à la traction pour les applications légères de conditionnement • Emballage individuel • Épaisseur totale de 0,2 mm 	7100158365	48 mm x 22,9 m, argent	  Mélange de polyéthylène sur tissu tramé/ caoutchouc synthétique/ naturel
	7100174105	48 mm x 22,9 m, noir	
	7100158345	48 mm x 54,8 m, argent	
	7100174104	48 mm x 54,8 m, noir	
Ruban toilé ultrarésistant 3M™ DT11			
NOUVEAU  <ul style="list-style-type: none"> • Joint résistant à l'humidité dans de nombreuses situations de confinement, telles que la fixation de lourds rideaux en polyéthylène et de joints d'étanchéité de canalisations • Adhère immédiatement et reste sur les surfaces irrégulières et difficiles à assembler sans décollement, même sur la plupart des plastiques • Le support en polyéthylène imperméable résiste à l'usure et à l'abrasion légère, permettant de fixer des revêtements de sol temporaires • Bords du rouleau à faible adhérence, les rouleaux restent donc plus propres • Emballage individuel • Épaisseur totale de 0,27 mm 	7100158346	48 mm x 54,8 m, argent	  Mélange de polyéthylène sur tissu tramé/ caoutchouc synthétique/ naturel
	7100158377	48 mm x 54,8 m, noir	
Ruban toilé super résistant 3M™ DT17			
NOUVEAU  <ul style="list-style-type: none"> • Résistance supérieure pour les applications les plus exigeantes • Cet adhésif élastomère naturel haute performance se fixe instantanément à de nombreuses surfaces, y compris le métal, le verre, le plastique et le béton scellé • Excellent pour la réparation, le jointage, le conditionnement ultra-résistant, protège les pièces et les surfaces métalliques contre les opérations de sablage • Bords du rouleau à faible adhérence, les rouleaux restent donc plus propres • Emballage individuel • Épaisseur totale de 0,42 mm 	7100158390	48 mm x 32 m, noir	 Mélange de polyéthylène sur tissu tramé/ caoutchouc synthétique/ naturel
Ruban toilé en vinyle 3M™ 3903i			
NOUVEAU  <ul style="list-style-type: none"> • Ruban toilé en vinyle à usage général • Disponible en quatre couleurs pour le codage couleur, l'emballage et le conditionnement, l'imperméabilisation et la protection des surfaces et des ouvertures contre la poussière, la saleté et l'humidité. • Découpage à la main • Emballage individuel • Épaisseur totale de 0,15 mm 	7100263682	50 mm x 50 m, noir	 Vinyle/ caoutchouc embossé
	7100263683	50 mm x 50 m, jaune	
	7100263681	50 mm x 50 m, blanc	
	7100263680	50 mm x 50 m, argent	

3. Rubans adhésifs toilés

Produit	Identifiant 3M	Contenance	Support/ Adhésif
Ruban toilé 3M™ 1900			
 <ul style="list-style-type: none"> • Ruban toilé économique pour une utilisation spécialisée et générale ainsi que des applications générales telles que les imperméabilisations légères, le conditionnement, le marquage et les réparations provisoires dans le cadre d'applications simples • Adhère au contact du métal lisse, du verre, du plastique, du béton scellé et d'autres surfaces • Garantit une excellente étanchéité dans les environnements humides • S'adapte aux surfaces irrégulières sans décollement • Facile à dérouler et à déchirer • Emballage individuel • Épaisseur totale de 0,17 mm 	7000032383	50 mm x 50 m, argent	  Polyéthylène sur tissu tramé/ caoutchouc synthétique
	7000071798	50 mm x 50 m, noir	
	7000071804	75 mm x 50 m, noir	
Ruban toilé d'usage général 3M™ 2903			
 <ul style="list-style-type: none"> • Ruban adhésif toilé conformable et universel pour les travaux d'entretien général, de conditionnement, d'emballage, de fixation, d'imperméabilisation et de protection. • L'adhésif élastomère synthétique haute performance assure une adhérence instantanée sur de nombreuses surfaces. • Peut être déchiré à la main et dans les deux sens • Résistance à la traction élevée, idéal pour le conditionnement • Bonne adaptabilité • Emballage individuel • Épaisseur totale de 0,15 mm 	7100098687	48 mm x 50 m, argent	  Polyéthylène sur tissu tramé/ caoutchouc synthétique
	7100098697	72 mm x 50 m, argent	
	7100098695	48 mm x 50 m, noir	
	7100098688	72 mm x 50 m, noir	
Ruban adhésif toilé grande résistance 3M™ 389			
<ul style="list-style-type: none"> • Adhérence immédiate et élevée, adhère immédiatement et durablement • Le support imperméable résiste à l'usure et à l'abrasion légère • Assure un joint étanche et résistant à l'humidité dans de nombreuses situations de confinement • Se déchire facilement à la main dans les deux sens de la toile • Disponible en différentes couleurs et dimensions • Épaisseur totale de 0,26 mm 	7000111480	19 mm x 50 m, argent	 Polyéthylène sur tissu tramé/ résine caoutchouc réticulée
	7000111468	25 mm x 50 m, argent	
	7000111469	38 mm x 50 m, argent	
	7000111470	50 mm x 50 m, argent	
	7000111471	75 mm x 50 m, argent	
	7000111472	100 mm x 50 m, argent	
	7000111478	19 mm x 50 m, noir	
	7000111459	25 mm x 50 m, noir	
	7000111460	38 mm x 50 m, noir	
	7000111461	50 mm x 50 m, noir	
	7000111462	75 mm x 50 m, noir	
	7000111463	100 mm x 50 m, noir	
	7000111479	19 mm x 50 m, blanc	
	7000111464	25 mm x 50 m, blanc	
	7000111465	38 mm x 50 m, blanc	
	7000111466	50 mm x 50 m, blanc	
	7000111467	100 mm x 50 m, blanc	
	7000111483	19 mm x 50 m, rouge	
	7000111484	25 mm x 50 m, rouge	
	7000111485	38 mm x 50 m, rouge	
	7000111486	50 mm x 50 m, rouge	
	7000111488	100 mm x 50 m, rouge	
	7000111475	25 mm x 50 m, jaune	
	7000111476	50 mm x 50 m, jaune	
	7000111473	38 mm x 50 m, olive	
	7000111474	50 mm x 50 m, olive	
	7000111490	50 mm x 50 m, bleu foncé	
7000111477	50 mm x 50 m, bleu clair		
7000111487	50 mm x 50 m, vert		

4. Rubans de masquage et adhésifs toilés résistants aux UV

Produit	Identifiant 3M	Contenance	Support/ Adhésif
Ruban de masquage haute performance Scotch® 244			
 <ul style="list-style-type: none"> • Peut être utilisé pour une large gamme d'applications de masquage, en particulier pour les applications où une résistance aux UV et un décollage net sont nécessaires et avec une température optimale de 100 °C pendant 30 minutes • Utilisation en intérieur à long terme avec élimination propre jusqu'à 30 jours et résistance aux UV pour une utilisation en extérieur jusqu'à 21 jours • Se retire proprement d'un seul coup sans laisser de résidu sur la plupart des surfaces • Assure une ligne de peinture nette • Support ultrafin pour des bords de peinture ultra-plats • Épaisseur totale de 0,085 mm 	7100046034	18 mm x 50 m	 Papier plat/ Acrylique
	7100046035	24 mm x 50 m	
	7100046036	24 mm x 100 m	
	7100146753	30 mm X 50 m	
	7100046037	36 mm x 50 m	
	7100048317	36 mm x 100 m	
	7100046038	48 mm x 50 m	
	7100046039	48 mm x 100 m	
Ruban 3M™ Aqua Washi 2899			
 <ul style="list-style-type: none"> • Ce ruban est un ruban de masquage bleu, utile pour un large éventail d'applications dans les marchés industriels • Utilisation en intérieur à long terme avec élimination propre jusqu'à 14 jours et résistance aux UV pour une utilisation en extérieur jusqu'à 14 jours • Doté d'un support souple pour obtenir des bords de peinture nets sur les surfaces incurvées et des lignes de peinture droites • L'adhésif acrylique ferme offre un retrait facile et une bonne résistance aux températures • Résistance à la température de 150 °C pendant une heure • Épaisseur totale de 0,081 mm 	7100055250	18 mm x 50 m	 Papier plat/ Acrylique
	7100055239	24 mm x 50 m	
	7100055251	30 mm x 50 m	
	7100055252	36 mm x 50 m	
	7100055238	48 mm x 50 m	
	Ruban toilé haute performance 3M™ 8979		
 <ul style="list-style-type: none"> • Conçu pour des applications permanentes en intérieur et en extérieur. • Il peut être retiré avec pas ou peu de résidus d'adhésif sur la plupart des surfaces opaques jusqu'à 6 mois après l'application. • Adhérence immédiate et élevée, adhère immédiatement et durablement jusqu'à un an sans détérioration • Permet de gagner du temps en évitant de retirer les résidus collants • Le support imperméable résiste à l'usure, à l'abrasion, à l'humidité et aux intempéries • Emballage individuel • Épaisseur totale de 0,29 mm 	7000001329	48 mm x 22,8 m, bleu ardoise	 Film polyéthylène sur tissu tramé/ Caoutchouc
	7000001330	48 mm x 54,8 m, bleu ardoise	

N'oubliez pas nos rubans d'emballage et dévidoirs de haute qualité conçus pour des lignes de production en continu, assurant une bonne intégrité de vos produits à la livraison.



Ruban d'emballage Scotch® 371

- Ruban d'emballage universel conçu pour fermer en toute sécurité une grande variété de matériaux légers en carton, y compris le carton ondulé.
- Le ruban résiste aux entailles, à l'abrasion, à l'humidité et au dépolissage pour un maintien longue durée.
- Résiste aux déchirures et aux fissures pour assurer la sécurité des contenus.
- Épaisseur totale de 0,028 mm.



Ruban d'emballage à forte adhérence Scotch® 375+

- Ruban de conditionnement thermofusible haute performance pour applications ultrarésistantes.
- Ce produit est sans solvant et fabriqué avec un adhésif à 10 % d'origine biologique.
- Haute résistance aux déchirures et à l'éclatement des bords pour le commerce électronique et les envois de colis uniques.
- Épaisseur totale de 0,079 mm.



Dévidoir de ruban d'emballage Scotch® H180

- La conception de la poignée du pistolet à une main permet une application facile. Offre un rendement constant et supérieur.
- La fabrication en plastique et en métal permet d'obtenir un outil robuste et durable.
- Le dévidoir léger propose une solution portable.
- Le frein de ruban réglable monté sur le moyeu permet de contrôler la tension et la distribution.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant 3M local.



Sélection et utilisation du produit : De nombreux facteurs indépendants de la volonté 3M™ et du seul ressort et contrôle de l'utilisateur peuvent affecter l'utilisation et la performance d'un produit 3M™, dans une application donnée. Par conséquent, le client est le seul responsable de l'évaluation du produit et de la détermination de son adéquation et de son application, notamment en effectuant une évaluation des risques sur le lieu de travail et en examinant toutes les réglementations et normes applicables (par exemple OSHA, ANSI, etc.). L'absence d'évaluation, de sélection et d'utilisation correctes d'un produit 3M et de produits de sécurité appropriés, ou le non-respect de toutes les règles de sécurité en vigueur, peut entraîner des blessures, des maladies, la mort, et/ou porter atteinte aux biens.

Utilisation de produits : Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Si un produit 3M n'est pas conforme à cette garantie, alors le seul et unique recours est, au gré de 3M, d'obtenir le remplacement du produit 3M ou le remboursement de son prix d'achat.

Limite de responsabilité : À l'exception du recours limité indiqué ci-dessus, et sauf si la loi l'interdit, 3M ne saurait être tenue responsable de toute perte ou de tout dommage direct, indirect, spécifique, accessoire ou consécutif (y compris sans s'y limiter, des manques à gagner ou opportunités commerciales manquées) découlant de, ou lié au produit 3M, quelle que soit la nature du droit exercé, qu'elle soit fondée sur la garantie, le contrat, la négligence ou la stricte responsabilité.



Division des systèmes de fermeture et de masquage

Siège social 3M en France
1 Parvis de l'innovation, CS 20203
95006 Cergy Pontoise Cedex
France

3M (Suisse) S.à r.l.
Eggstrasse 91
CH-8803 Rüschiikon
Suisse

3M Belgium bvba/sprl
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Belgium

3M et Scotch sont des marques déposées de 3M Company. © 3M™ 2022. Tous droits réservés. Pensez au recyclage. (02/2022)