

Impresionantemente simple

Material Versátil para Impresión de Etiquetas 3M™



Versátil

Impresiones versátiles que simplifican tu flujo de trabajo al eliminar los pasos de preimpresión y trabajar en varios métodos de impresión.

Esto significa:

- ► Eliminar la necesidad de diferentes capas superiores para tintas y aplicaciones específicas.
- ► Eliminar la necesidad de materiales específicos para diferentes imprentas.

Para imprimir de todo, desde códigos de barras hasta marcas, agiliza tu flujo de trabajo escogiendo el Material Versátil para Impresión de Etiquetas 3M™.

Versátil en estos métodos de impresión:

- Flexografía a base de agua.
- Flexografía UV.
- ► Digital UV.
- ► Transferencia térmica.
- Impresión en pantalla.







Comprobado

Resultados comprobados para la mayoría de las aplicaciones más desafiantes.

Puedes confiar en la calidad, adaptabilidad y durabilidad de las impresiones versátiles para las aplicaciones más desafiantes que tengan tus clientes.

► Reconocimiento de componentes UL según la norma de etiquetado y marcado UL969 con muchos sistemas de tinta y tecnologías de impresión*.

Colaboración con los fabricantes de equipos de impresión para calificar el Material de Etiquetas de Impresión Versátil de 3M™ en una serie de prensas.

► La capa superior versátil tiene un brillo elevado y una alta energía superficial en comparación con la competencia, lo que proporciona un gran rendimiento.

*Consulte el archivo UL MH16411 en UL Product iQ™ (búsqueda de certificaciones) en ul.com para obtener detalles específicos.



Con la impresión versátil tus clientes pueden contar con que les brindarás productos de alta calidad que cumplen exactamente con sus estándares.

Brillante

El Material Versátil para Impresión de Etiquetas 3M™ supera el brillo de los productos PET tradicionales, lo cual es clave en el desempeño de impresiones:

- Anclaje de tinta de inyección UV.
- ► Anclaje de tinta flexo en agua.
- ► Resistencia a rayones en flexografía en agua.
- Resistencia al embadurnamiento en flexografía en agua.
- ► Anclaje de tinta flexo UV.
- Resistencia a rayones para la flexografía UV.
- ► Resistencia al embadurnamiento en flexografía UV.

El Material Versátil para Impresión de Etiquetas de 3M™ entrega resultados impresionantes como: claridad, nitidez sin rayones, con los colores y el brillo que tú necesitas.

- ► Transferencia casi nula de tinta en los bordes y gran nitidez de la imagen.
- Crea etiquetas brillantes altamente duraderas en digital y flexografía.

Lleva el trabajo de tus clientes al próximo nivel y obtén ventaja sobre la competencia. La impresión versátil abre la puerta a más posibilidades de crear prácticamente cualquier cosa que puedas imaginar.

Esta calidad de impresión no solo rebasará las expectativas de tus clientes, los dejará impresionados.



Valor

Impresión tras impresión. Impresora tras impresora. Gota tras gota. El Material Versátil para Impresión de Etiquetas 3M™ brinda la flexibilidad para usar un solo producto en diferentes trabajos de impresión.

- ► Simplifica tu inventario y flujo de trabajo.
- ► Agiliza el proceso de estimación.
- ► Reduce o elimina pasos de pretratamiento costosos en tiempo, dinero y que son agresivos con el medio ambiente.

Haz de la impresión versátil tu producto de etiquetado para cualquier aplicación, ahorrando tiempo, dinero, recursos, optimizando tu inventario y tus procesos.

Y lo mejor de todo, tu trabajo diario será más fácil. Es una solución impresionantemente fácil.



3M innova contigo

Soporte en el que tu negocio puede confiar.

Competir en una industria que cambia rápidamente es un desafío, pero no tienes por qué hacerlo solo. Con ayuda de nuestra extensa red de recursos, alcance global y presencia local, 3M está aquí para ayudarte, brindándote un servicio técnico que no tiene comparación, junto con un entrenamiento y servicio al cliente de calidad.

Consulta el portafolio completo en: 3M.com/durablelabels.

| 3M™ Material Versátil para Impresión de Etiquetas. | Facestock. | Tipo de adhesivo. | Tipo de liner. | Grosor del adhesivo. |
|--|---|-------------------|-------------------------|----------------------|
| 7868V | PET de brillo blanco, 2 mil. | 350 | 55# Kraft densificado. | 1.1 mil |
| 7871V | PET de brillo blanco, 2 mil. | 350 | 55# Kraft densificado. | 1.8 mil |
| 7908V | PET de brillo blanco, 2 mil. | 350 | 88# Kraft densificado. | 1.8 mil |
| 7331V | PET de brillo blanco, 2 mil. | 300 | 55# Kraft densificado. | 0.8 mil |
| 7816V | PET de brillo blanco, 2 mil. | 310 | 55# Kraft densificado. | 0.8 mil |
| 7872V | PET de brillo platinado, 2 mil. | 350 | 55# Kraft densificado. | 1.8 mil |
| 7875V | PET de brillo platinado, 2 mil. | 310 | 55# Kraft densificado. | 0.8 mil |
| 7323V | PET de brillo plateado, 2 mil. | 300 | 55# Kraft densificado. | 0.8 mil |
| 7903V | PET de brillo plateado, 2 mil. | 350 | 90# Kraft policubierto. | 1.8 mil |
| 7909V | PET de brillo plateado cepillado, 2 mil. | 350 | Película de poliéster. | 1.8 mil |
| 7876V | PET de brillo transparente, 2 mil. | 350 | 55# Kraft densificado. | 1.8 mil |
| 7350V | PET de brillo transparente, 2 mil. | 300 | 55# Kraft densificado. | 0.8 mil |
| 7905V | PET de brillo transparente, 2 mil. | 350 | 90# Kraft policubierto. | 1.8 mil |

^{*}Consulte el archivo UL MH16411 en UL Product iQ™ (búsqueda de certificaciones) en ul.com para obtener detalles específicos.



División de Adhesivos y Cintas Industriales 3M Latinoamérica

Teléfono 1-800-362-3550 Sitio web 3M.com/durablelabels Selección y uso del producto: Muchos factores que escapan al control de 3M y que están exclusivamente dentro del conocimiento y control del usuario pueden afectar al uso y rendimiento de un producto 3M en una aplicación concreta. Como resultado, el cliente es el único responsable de evaluar el producto y determinar sie sa apropiado y adecuado para la aplicación del cliente, incluyendo la realización de una evaluación de riesgos en el lugar de trabajo y la revisión de todos los reglamentos y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI, etc.). Si no se evalúa, selecciona y utiliza correctamente un producto 3M y los productos de seguridad apropiados, o si no se cumplen todas las normas de seguridad aplicables, pueden producirse lesiones, enfermedades, la muerte y/o daños materiales. Garantía, recurso limitado y descargo de responsabilidad: A menos que se indique específicación del producto de 3M el menta de la producto 3M o en la documentación del producto (en cuyo caso, dicha garantía es la que rige), 3M garantiza que cada producto 3M cumple la específicación del producto de 3M aplicable en el momento en que 3M envía el producto. 3M no ofrece ninguna otra garantía o condición, expresa o implícita, incluyendo, pero sin limitarse a, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular, o que surja de un curso de negociación, costumbre o uso del comercio. Si un producto 3M no se ajusta a esta garantía, el único y exclusivo recurso es, a elección de 3M, la sustitución del producto 3M o el reembolso del precio de compra. Limitación de la responsabilidad: A excepción de la solución limitada indicada anteriormente, y salvo en la medida en que lo prohiba la ley, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja de o esté relacionado con el producto 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente (incluyendo, pero sin limitarse a, la párdida de beneficios u oportunidades de negocio), independientemente de la teoría legal o equitativa que se haga vale

© 3M 2021. Todos los derechos reservados. 3M y 3M Ciencia. Aplicada a la vida. son marcas registradas de 3M Company,