

Sistema de Acabamento de Pintura 3M 1-Step

Um passo para o acabamento perfeito.



- Acabamento de 1 passo.
- Acabamento mais profundo e mais brilhante.
- Reduz o tempo de uso de polidoras pesadas.
- Trabalho mais limpo (sem manchas de borracha, sem fibras de lã nem fiapos).
- Redução de retrabalhos e reaparecimento de marcas circulares ou riscos.
- Menos tempo de limpeza.


Sem
composto de
polimento.




Os polidores profissionais só querem a última marca de lixamento: Trizact™.

Os abrasivos Trizact™ oferecem aos técnicos a melhor oportunidade de passar menos tempo polindo e refinando riscos, permitindo-lhes obter o melhor acabamento possível.

O Trizact™ pode reduzir o tempo total de polimento em até 75 %, enquanto produz resultados consistentes no acabamento de pintura.




Eis o porquê:



Abrasivos convencionais.

Os minerais dispostos aleatoriamente deixam um acabamento inconsistente com riscos profundos difíceis de polir.



Trizact™ da 3M.

Estruturas abrasivas distribuídas uniformemente proporcionam padrões uniformes e riscos de lixamento consistentes para aplanar imperfeições e defeitos.



Abrasivos de grão 3000 / 5000 / 8000 Trizact™ da 3M.

Para um micro risco ainda mais fino, a distribuição alongada da estrutura abrasiva é usada para proporcionar um padrão uniforme e consistente de lixamento de riscos. Isto permite um polimento mais rápido com um melhor acabamento.

A tecnologia Trizact™ te oferece:

Trabalhos mais limpos.

Menos polimento significa menos limpeza. A oportunidade de usar espuma em vez de lã para menos marcas circulares.

Polimento mais rápido.

Elimina o tempo gasto em remover as marcas circulares, lixando riscos que reduzem a produtividade da oficina.

Melhor acabamento.

O acabamento é o mais importante e com Trizact™ 3000, 5000 e agora Trizact™ 8000 como parte do Sistema de Acabamento 3M Perfect-It™ EX e o Sistema de Acabamento 3M Perfect-It™ 1-Step, você será capaz de obter o acabamento perfeito.

Material de Acabamento 3M™ Perfect-It™ 1-Step:

O material 3M™ Perfect-It™ 1-Step proporciona aos usuários uma experiência única, ajudando a eliminar a etapa de composto durante a operação de acabamento e detalhamento.

É um produto à base de água com uma fórmula e mineral únicos para fácil corte e polimento, tudo em uma única etapa.

Tem um desempenho excepcional em condições climáticas quentes e úmidas com fácil limpeza.

Remove rapidamente os riscos de Trizact™ 8000 deixando um excelente acabamento.





Boinas de Espuma 3M™ Perfect-It™ 1-Step

As Boinas de Espuma 3M™ Perfect-It™ 1-Step são boinas de acabamento de alto desempenho usadas em conjunto com o Material de Acabamento Perfect-It™ 1-Step.

Usadas para remover as marcas abrasivas do Trizact™ 8000 durante o processo de acabamento de pintura automotiva, superfícies industriais leves de uma camada, vernizes e outros acabamentos para conferir a aparência de polimento sem marcas.



Lixamento.

Polimento.



Eliminação
de defeitos.



Trizact™ 3000.



Trizact™ 8000.



3M™ Perfect-It™
1-Step.

Eliminação de defeitos.



Disco 260L P1500
e Disco Flexível P1500.

Utilize-os para eliminar defeitos:

- Nivelamento (casca de laranja).
- Contaminantes.
- Fuga de verniz.

Refinamento de marcas de lixamento.



Disco Trizact™ 3000.

Refine as marcas da etapa anterior com o Trizact™ 3000. Umedeça com spray o disco e a área a ser lixada e faça de 4 a 6 passadas usando um padrão norte-sul, leste-oeste.

Micro refinamento de marcas de lixamento.



Disco Trizact™ 8000.

Atinja um excelente pré-polimento com Trizact 8000. Umedeça com spray o disco e a área a ser lixada e faça de 4 a 6 passadas usando um padrão norte-sul, leste-oeste.

Polimento final.



Material de Acabamento Perfect-It™ 1-Step e Boina de Espuma de Acabamento 1-Step.

Crie um acabamento com brilho profundo com nosso novo Material de Acabamento 1-Step. Limpe com um pano de microfibra.

