


3M™ スコッチカル™ ペイントフィルム カラータイプ 安全なウォールサインを スピーディに仕上げる

落下のリスクが少なく、安全性の高いフィルム製品によるダイレクトサインに注目が集まっています



Point - 1 カット加工

カッティングマシンによる加工に対応可能です。ウィード性能などのカッティング特性に優れた製品です。


Point - 2 凹凸への追従性

塗装外壁など凹凸を有する下地への施工に適しています。

Point - 3 長期屋外耐候性

約 8 年の屋外耐候性を保有しております。
*弊社の信頼している実験に基づいていますが、耐候年数を保証するものではありません。

製品構造図



【施工用治具】



製品特性

3M™ スコッチカル™ ペイントフィルム カラータイプ	
サイズ	1000mm × 10m
コア	3 インチコア (内径 77mm)
材質	透明アプリケーションテープ：特殊オレフィンフィルムフィルム 本体：特殊アクリルフィルム
フィルム色	14 色
光沢	マット*1
剥離紙	両面ポリエチレンコート紙シリコン処理ライナー
厚さ(代表値)	0.08mm(粘着剤含む)*2
重量(代表値)	100g/m2(アプリケーションテープおよび剥離紙含まない)
粘着剤	感圧型恒久接着タイプ、アクリル系
貼り付け温度	10 ～ 38°C
使用可能温度	-30°C～ 80°C 連続使用の場合は 65°Cまで
接着力(代表値)	約 15N(25mm 幅で測定)*3

*1 アプリケーションテープ剥離後の光沢 *2 アプリケーションテープは含まない *3 測定基材はメラミン塗装板

【試験方法】

フィルム厚：JIS K 7130 (1999) に準ずる

接着力：JIS Z 0237 (2009) に準ずる

特性における数値は、原則として温度 20°C・湿度 65% での試験結果を基にしています。

耐候性	約 8 年*
不燃性能	不燃認定番号 NM-3873、下地は金属板、石膏ボード以外で厚み 6mm 以上のもの

*弊社の信頼している実験に基づいていますが、耐候年数を保証するものではありません。

免責事項

- ここで用いている数値は平均的なものであり、保証値ではありませんので規格等の作成には使用できません。
- 廃材は産業廃棄物として処理して下さい。
- この説明書もしくは本件フィルムの使用・使用不能もしくは誤使用によって生じるあらゆる損失・損害に対し当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。この説明書の著作権は弊社に属します、よって、無断複製、引用等を禁じます。
- 全ての環境下および全ての下地で再剥離性を有するものではありません。



スリーエム ジャパン株式会社
コマースャルソリューション事業部

WEB 3M グラフィック Q


https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/graphics-signage-jp/

Please Recycle. Printed in Japan.

© 3M 2022. All Rights Reserved. DEC-026-C(220203)ND

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 0570-012-123

9:00～17:00 / 月～金(土日祝年末年始は除く)