

Solutions pour la Réparation Automobile

Ruban de masquage Scotch® Performance 233+

1) Références

Références 3M	Description de la pièce 3M
26334	18 mm x 55 m, 48 rouleaux par carton
26336	24 mm x 55 m, 24 rouleaux par carton
26338	36 mm x 55 m, 16 rouleaux par carton
26340	48 mm x 55 m, 12 rouleaux par carton

2) Description et utilisation

Le ruban de masquage Scotch® Performance 233+ est un ruban de masquage en papier crêpé polyvalent de couleur vert vif, conçu spécialement pour le secteur de la réparation de carrosserie. Il s'agit d'un ruban papier à haute conformation pour une utilisation plus facile tout en fournissant de bonnes lignes de peinture et une excellente adhérence et stabilité avec une résistance aux solvants et à l'humidité et un déroulement contrôlé.

3) Propriétés physiques

REMARQUE : Les informations et données techniques suivantes doivent être uniquement considérées comme représentatives ou typiques, et ne doivent être utilisées qu'à des fins de spécification.

Adhérence sur acier	0,233 Nm/2,54 cm (ASTM D-3330)
Résistance à la traction	31,2 Nm/2,54 cm (ASTM D-3759)
Allongement à la rupture	14 % (ASTM D-3759)
Plage de températures	Jusqu'à 121,1 °C (250 °F) pendant 30 minutes
Épaisseur du ruban	0,17 mm (6,7 mils) (ASTM D-3652)




4) Consignes d'utilisation

Le ruban est conçu pour être utilisé à l'intérieur – l'exposition au soleil et à la chaleur peut rendre le ruban plus difficile à enlever.

- Assurez-vous que les surfaces sont parfaitement propres et sèches avant d'appliquer le ruban de masquage.
- Certaines surfaces, comme les joints et les moulures en caoutchouc, doivent être nettoyées avec un solvant pour éliminer les agents de démoulage résiduels du processus de fabrication avant d'appliquer le ruban de masquage.
- Pour une meilleure adhésion, la température de la surface doit être comprise entre 15°C et 32°C au moment de l'application du ruban.
- Pour faciliter l'application et l'enlèvement, appliquez de longues bandes continues de ruban dans les zones plates et droites, et séparez-les selon les besoins pour contourner les contours ou les courbes (comme les passages de roue). L'objectif, lors du masquage arrière et de l'application du ruban adhésif, est de maintenir le ruban à plat et de l'enrouler vers l'arrière, loin du bord de la peinture, afin d'obtenir un aspect plus propre.

Enlèvement du ruban :

- Pour les applications générales, le ruban doit être retiré sur lui-même à un angle de 45°.
- Pour l'enlèvement sur des surfaces délicates (comme une vieille peinture altérée par les intempéries), le ruban adhésif doit être enlevé aussi près que possible d'un angle de 180°.
- Pour les travaux aux lignes fines, le ruban doit être enlevé à un angle de 45° par rapport au bord de la peinture, à une vitesse lente et à des températures de surface comprises entre 15 °C et 32 °C (60-90 °F) Cela permet de « couper » la ligne de peinture pour obtenir un bord plus net.



5) Stockage

Conservez le produit dans son emballage d'origine dans des conditions normales de température et d'humidité (21 °C et 50 % d'humidité relative). La durée de conservation de ce produit en cas de stockage dans les conditions recommandées, dans les récipients d'origine non ouverts, est de 24 mois.

6) Sécurité

Consulter l'étiquette du produit et/ou la fiche de données de sécurité avant d'utiliser ce produit. Remarque : Les lois régissant les quantités acceptables de composés organiques volatils (COV) varient selon les pays et, dans certains cas, selon les localités. Pour les activités de préparation et de nettoyage de surface, consultez les réglementations locales concernant l'utilisation de produits contenant des COV dans votre région.

Le ruban de masquage Scotch® Performance 233+ est conçu POUR UN USAGE INDUSTRIEL PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.

7) Clause de non-responsabilité

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.



Fiche technique

Entrée en vigueur : 22/02/2022 Remplace : nouveau

Plus d'informations sur la santé et la sécurité

<p>3M (Suisse) S.à r.l. Systèmes de Réparation pour l'Automobile Eggstrasse 91 CH-8803 Rüslikon</p> <p>Tel: +41 4350 896 58 E-Mail: 3M.PAS.ch@mmm.com www.3msuisse.ch/autocarroserie</p>	<p>3M France 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise France</p> <p>Tel : +33 (0)1 30 31 61 61 3M.contact.fr@mmm.com www.3M.com/fr/repaauto</p>	<p>3M Belgium bvba/sprl Automotive Aftermarket Division Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium</p> <p>Tel. +32 2808 17 91 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3m.be/fr/autocarroserie</p>
<p>3M AFRIQUE FRANCOPHONE Société à responsabilité limitée Au capital de 19.756.400 Dirhams,</p> <p>Siège Social: ZF Ksar Almajaz Bureau 6 Plateforme Lot n°2 Immeuble 4 zénith Tanger, R.C : 74327, I.F. : 18745050</p>	<p>3M MAROC Société à responsabilité limitée Au capital de 18.000.000 de Dirhams,</p> <p>Siège Social: 33, lot la colline II Sidi Maarouf - Casablanca R.C:78517, I.F.: 1084514 Morocco</p>	

3M et Scotch sont des marques déposées de la société 3M, © 3M 2022. Tous droits réservés.