



Oto Tamir ve Bakım Divizyonu

Scotch® Yüksek Performanslı Maskeleme Bandı 233+

1) Parça Numaraları

3M Parça Numaraları	3M Parça Tanımlayıcısı
26334	18 mm x 55 m, paket başına 48 rulo
26336	24 mm x 55 m, paket başına 24 rulo
26338	36 mm x 55 m, paket başına 16 rulo
26340	48 mm x 55 m, paket başına 12 rulo

2) Açıklama ve son kullanımlar

Scotch® Yüksek Performanslı Maskeleme Bandı 233+ parlak yeşil renkli, yüksek performanslı, çok yönlü bir krep kağıt maskeleme bandıdır ve özellikle hasar tamiri endüstrisi için tasarlanmıştır. En kolay kullanım için yüksek uyumlu bir kağıt banttir; iyi boya, solvent ve nem direnci ve kontrollü gevşetme ile mükemmel yapışma ve kalma sağlar.

3) Fiziksel Özellikler

NOT: Aşağıdaki teknik bilgi ve veriler yalnızca temsili veya genel olarak değerlendirilmeli ve şartname oluşturma amacıyla kullanılmamalıdır.

Çeliğe Yapışma	0,233 Nm/2,54 cm (ASTM D-3330)
Çekme Direnci	31,2 Nm/ 2,54 cm (ASTM D-3759)
Kopma Sırasındaki Uzama	%14 (ASTM D-3759)
Sıcaklık Kullanım Aralığı:	30 dakika boyunca en fazla 120 °C (250 °F)
Bant Kalınlığı	0,17 mm (6,7 mil) (ASTM D-3652)


4) Kullanım Talimatları

Bant iç mekan kullanımı için tasarlanmıştır; güneşe ve ısıya maruz kalma bandın çıkarılmasını daha zor hale getirir.


- Maskeleme bandını uygulamadan önce yüzeylerin iyice temizlendiğinden ve kuru olduğundan emin olun.
- Kauçuk contalar ve çıtalar gibi bazı yüzeyler, maskeleme bandı uygulanmadan önce üretim sürecinden kalan ayırıcı maddeleri gidermek için bir solvent ile temizlenmelidir.
- En iyi yapışma için, bant uygulandığında yüzey sıcaklıkları 15 °C ile 32 °C arasında olmalıdır.
- Daha kolay uygulama ve sökme için, düz alanlara uzun, sürekli bant şeritleri uygulayın ve konturlar veya eğriler (tekerlek davlumbazları gibi) etrafında dönerken gerektiği gibi ayırın. Arka maskeleme ve üst bantlamanın amacı, en temiz görünümü elde etmek için bandı boya kenarından uzakta, düz ve geriye sarılmış halde tutmaktır.

Bant sökme:

- Bant, genel uygulamalarda 45° açıyla kendi üzerinden sökülmelidir.



- Hassas yüzeylerde (eski solmuş boya gibi) ise bant mümkün olduğunca 180° açığa yakın sökülmelidir.





Teknik Bilgi Formu

Başlangıç Tarihi: 07/11/2023 Son Kullanım: 22/02/2022

5) Saklama Koşulları

Ürünü orijinal kartonunda, 21 °C ve %50 bağıl nem şeklindeki normal koşullar altında saklayın. Orijinal, açılmamış kaplarda tavsiye edilen koşullarda saklandığında, bu ürünün raf ömrü 24 aydır.

6) Güvenlik

Bu ürünü kullanmadan önce lütfen Sağlık Ve Güvenlik Bilgileri için Ürün Etiketine ve/veya Güvenlik Veri Formuna bakın. Not: Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) kabul edilebilir miktarlarını kontrol eden yasalar ülkeye ve bazı durumlarda bölgeye göre değişir. Yüzey hazırlama ve temizleme faaliyetleri için, bölgenizde VOC içeren ürünlerin kullanımına ilişkin yerel yönetmeliklere başvurun.

Scotch® Performans Maskeleme Bandı 233+ ürünü YALNIZCA ENDÜSTRİYEL PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR.

7) Feragatname

Tüm beyanlar, teknik bilgiler ve tavsiyeler, işbu tarih itibariyle güvenilir olduğuna inandığımız testlere dayanmaktadır, ancak bunların doğruluğu veya eksiksizliği garanti edilmemektedir. Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım amacınıza uygun olduğundan emin olun. Ürünün kullanım koşulları ve yöntemleri, ve burada atıfta bulunulan bilgilerin dışında sahtekarlık amaçlı yanlış beyanlar kontrolümüz dışında olduğundan, 3M, ürünün herhangi bir kullanımından veya güveninden elde edilen veya ortaya çıkan sonuçlarla ilgili her türlü sorumluluğu açıkça reddeder.

Daha fazla sağlık ve güvenlik bilgisi için:

3M Türkiye

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/3F 27-51 Nidakule Ataşehir Güney

34746 Ataşehir/İstanbul Türkiye

Office: +90 216 538 0603 | Mobile: +90 216 538 07 99

www.3m.com.tr

www.3m.com.tr/ototamirvebakim

3M ve Scotch 3M Company'nin tescilli markalarıdır, © 3M 2023. Tüm hakları saklıdır.