

Hochviskose Beschichtungen mit wenig Aufwand verarbeiten

Druckumbau für 3M™ Hochleistungs-
lackierpistole – 26837

Mehr Kontrolle über die Verarbeitung von hochviskosen oder strukturierten Lacken durch den Druckumbau für die 3M™ Hochleistungslackierpistole.


Der einfach zu montierende Druckumbau fügt der 3M™ Hochleistungslackierpistole einen Luftdruckanschluss hinzu, der zur Unterstützung von PPS™ Druckbechern für eine hohe Durchflussrate der Serie 2.0 erforderlich ist.

Der Druckumbau umfasst:

- Hervorragende Kontrolle über Applikation, Spritzbild, Struktur und Menge
- Sekundenschnelle Reinigung
- Einfache Montage

Die Pistole kann auf verschiedene Strukturen eingestellt werden*:

Grob



Mittel



Fein



* Die obigen Ergebnisse wurden mit 3M™ Steinschlagschutz wasserbasierend mit Struktur, PN08881, erstellt

Nutzen Sie den Druckumbau für die 3M™ Hochleistungslackierpistole und den PPS™ Druckbecher für eine hohe Durchflussrate aus, um hochviskose Materialien und strukturierte Beschichtungen zu applizieren.

Lackierpistole und Systeme

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Komponenten
3M™ Hochleistungslackierpistolen-System mit 3M™ PPS™ Lackverarbeitungs-system der Serie 2.0	26778	1 Lackierpistole, 1 Ventil zur Luftstromregelung, 1 Verschlussring, 15 Düsenköpfe für Fließbecher, 1 3M™ PPS™ Mischbecher der Serie 2.0, 5 Innenbecher und Deckel, 3 Verschlusskappen
3M™ industrielles Hochleistungslackierpistolen-System	26878	1 Lackierpistole, 1 Ventil zur Luftstromregelung, 1 Verschlussring, 1 Druckschlauch, 6 Düsenköpfe für Druckbecher, 6 Düsenköpfe für Fließbecher, 1 3M™ PPS™ Mischbecher der Serie 2.0, 5 Innenbecher und Deckel, 3 Verschlusskappen
3M™ Hochleistungslackierpistole	26832	1 Lackierpistole und 1 Ventil zur Luftstromregelung

Druckumbau und zugehörige Komponente

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Größe	Filtergröße (Mikron)
Druckumbau für 3M™ Hochleistungslackierpistole	26837	-	-
3M™ PPS™ Druckbecher Typ H/O der Serie 2.0	26124	Groß (850 ml) / Standard (650 ml)	n. v.
	26121	Midi (400 ml) / Mini (200 ml)	n. v.
3M™ PPS™ 2.0 Lackverarbeitungs-system	26024	Groß (850 ml)	200
	26000	Standard (650 ml)	
	26112	Midi (400 ml)	
	26114	Mini (200 ml)	125
	26740	Groß (850 ml)	
	26026	Standard (650 ml)	
	26312	Midi (400 ml)	
	26752	Mini (200 ml)	



3M Deutschland GmbH
Autoreparatur-Systeme
 Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
 Tel: +49 2131 88 19 265
 E-Mail: 3m-autoreparatur.de@mmm.com

3M Österreich GmbH
Autoreparatur-Systeme
 Kranichberggasse 4, 1120 Wien
 Tel: +43 1417 00 52
 E-Mail: autoreparatur-at@mmm.com

3M (Schweiz) GmbH
Autoreparatur-Systeme
 Eggstrasse 91, CH-8803 Rüschlikon
 Tel: +41 4350 896 58
 E-Mail: 3M.PAS.ch@mmm.com

Weitere Informationen finden Sie unter www.3m.de/lackierpistole oder www.3maustria.at/lackierpistole oder www.3mschweiz.ch/lackierpistole oder für den industriellen Bereich unter www.3m.de/pps-lackieren oder www.3maustria.at/pps-lackieren

Bitte beachten Sie stets die nationalen Vorschriften für geeignete Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zur Verwendung gegen Gefahren, einschließlich Isocyanate. Die gezeigte PSA ist möglicherweise für Ihre spezifische Anwendung oder die verwendeten Stoffe nicht angemessen oder geeignet.

Weitere Informationen, einschließlich wichtiger Sicherheits- und Garantieinformationen, zu 3M Automotive Aftermarket Produkten finden Sie unter: www.3m.de/aad-info oder www.3maustria.at/aad-info oder www.3mschweiz.ch/aad-info

3M und PPS sind Marken der 3M Company. © 3M 2022. Alle Rechte vorbehalten.