

Trabajo sencillo para recubrimientos difíciles

Pack de conversión tipo H/O para la pistola de pulverización de alto rendimiento 3M™ - 26837

Con el pack de conversión tipo H/O para la pistola de pulverización de alto rendimiento 3M™, tendrá más control sobre las aplicaciones de recubrimientos difíciles o texturizados.


El pack de conversión tipo H/O es fácil de instalar y añade un puerto de presión de aire a la pistola de pulverización de alto rendimiento 3M™, que es necesario para sujetar los vasos presurizados tipo H/O PPS™ 2.0.

Características del pack de conversión tipo H/O:

- Excelente control del tamaño y la orientación del patrón, la textura y la velocidad
- Limpieza en segundos
- Fácil de instalar

Capacidad de ajuste para que los aplicadores consigan la textura deseada*:

Gruesa



Media



Fina



* Resultados anteriores obtenidos con el protector antigavilla con base agua 3M™, PN08881

Prueba el pack de conversión tipo H/O para pistola de pulverización de alto rendimiento 3M™ y el vaso presurizado tipo H/O PPS™ para pulverizar líquidos espesos de alta viscosidad y recubrimientos texturizados.

Pistola y sistemas de pulverización

Descripción	Referencia	Componentes
3M™ Sistema de pistola de pulverización de alto rendimiento con sistema de preparación de pintura 3M™ PPS™ 2.0	26778	1 pistola, 1 válvula de control de aire, 1 anillo de seguridad, 15 boquillas de gravedad, 1 cazoleta de mezcla 3M™ PPS™ Serie 2.0, 5 tapas y vasos desechables, 3 tapones de cierre
3M™ Sistema de pistola de pulverización de alto rendimiento para la industria	26878	1 pistola, 1 válvula de control de aire, 1 anillo de seguridad, 1 manguera flexible de presión, 6 boquillas de presión, 6 boquillas de gravedad, 1 cazoleta de mezcla 3M™ PPS™ Serie 2.0, 5 tapas y vasos desechables, 3 tapones de cierre
3M™ Pistola de pulverización de alto rendimiento	26832	1 pistola y 1 válvula de control de aire

Pack de conversión tipo H/O y piezas asociadas

Descripción	Referencia	Tamaño	Tamaño del filtro (micras)
Pack de conversión tipo H/O para pistola de pulverización de alto rendimiento 3M™	26837	-	-
3M™ PPS™ 2.0 Vaso presurizado tipo H/O	26124	Grande (850 ml) / Estándar (650 ml)	N/D
	26121	Midi (400 ml) / Mini (200 ml)	N/D
3M™ PPS™ 2.0 Kit Sistema de preparación de pintura	26024	Grande (850 ml)	200
	26000	Estándar (650 ml)	
	26112	Midi (400 ml)	
	26114	Mini (200 ml)	
	26740	Grande (850 ml)	125
	26026	Estándar (650 ml)	
	26312	Midi (400 ml)	
	26752	Mini (200 ml)	

Para obtener más información, visítanos en www.3m.com.es/pistolapintura o, para el mercado industrial, en www.3m.com.es/aplicacionpintura



3M España, S.L.
Calle Juan Ignacio
Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid

Por favor, consulte siempre la legislación nacional para la elección de los Equipos de Protección individual (EPI) adecuados frente a los diferentes riesgos, incluyendo isocianatos. El EPI mostrado puede no ser adecuado o apropiado para su aplicación específica o las sustancias utilizadas.

Para obtener información adicional, incluyendo información importante sobre la seguridad y la garantía, en relación con los productos de posventa de automoción de 3M, visite: www.3m.com.es/aad-info

3M y PPS son marcas registradas de 3M Company. © 3M 2022. Todos los derechos reservados.