

Rendi leggere le lavorazioni pesanti

Kit di conversione H/O per aerografo ad alte prestazioni 3M™, 26837

Applica rivestimenti densi e viscosi con il nostro kit di conversione H/O per aerografo ad alte prestazioni 3M™.


Il kit di conversione H/O per aerografo 3M™ è di facile installazione e comprende una porta per l'aria necessaria per l'utilizzo delle tazze sotto pressione H/O PPS™ Serie 2.0.

Il kit di conversione H/O:

- Consente un eccellente controllo del ventaglio di spruzzatura, della finitura e della velocità del flusso
- Si pulisce in pochi secondi
- E' facile da installare

La giusta regolazione aiuta gli applicatori a ottenere le diverse finiture desiderate*:

Grossa



Media



Fine



* I risultati di cui sopra sono stati ottenuti con un rivestimento protettivo a base acqua 3M™

Utilizza il kit di conversione H/O per aerografo ad alte prestazioni 3M™ e la tazza sotto pressione H/O PPS™ Serie 2.0 per spruzzare materiali liquidi ad alta viscosità e realizzare finiture crespate.

Aerografo e componenti

Descrizione	PN	Componenti
3M™ Sistema di spruzzatura con aerografo ad alte prestazioni e liner di verniciatura monouso 3M™ PPS™ Serie 2.0	26778	1 aerografo, 1 valvola di controllo dell'aria, 1 ghiera di bloccaggio, 15 teste di spruzzatura per utilizzo a gravità, 1 tazza di miscelazione 3M™ PPS™ Serie 2.0, 5 coperchi e liner, 3 tappi
3M™ Aerografo ad alte prestazioni per utilizzo industriale	26878	1 aerografo, 1 valvola di controllo dell'aria, 1 ghiera di bloccaggio, 1 tubo flessibile per utilizzo a pressione, 6 teste di spruzzatura per alimentazione a pressione, 6 teste di spruzzatura per alimentazione a gravità, 1 tazza di miscelazione 3M™ PPS™ Serie 2.0, 5 coperchi e liner, 3 tappi
3M™ Aerografo ad alte prestazioni	26832	1 pistola a spruzzo e 1 valvola di regolazione dell'aria

Kit di conversione H/O e accessori

Descrizione	PN	Dimensioni	Dimensione del filtro (micron)
Kit di conversione H/O per aerografo ad alte prestazioni 3M™	26837	-	-
3M™ PPS™ Serie 2.0 Tazza per utilizzo a pressione H/O	26124	Grande (850 ml) / Standard (650 ml)	N/D
	26121	Midi (400 ml) / Mini (200 ml)	N/D
	26024	Grande (850 ml)	200
	26000	Standard (650 ml)	
	26112	Midi (400 ml)	
3M™ PPS™ Kit liner di verniciatura monouso serie 2.0	26114	Mini (200 ml)	125
	26740	Grande (850 ml)	
	26026	Standard (650 ml)	
	26312	Midi (400 ml)	
	26752	Mini (200 ml)	

Per maggiori informazioni su applicazioni in carrozzeria visita il sito www.3mitalia.it/pistolaverniciatura, oppure per applicazioni industriali www.3mitalia.it/applicazionevernice



3M Italia srl
Divisione Prodotti Autocarrozzeria
 Via Norberto Bobbio 21
 20096 Pioltello MI
 Tel. 02 7035.1
3mitaly@mmm.com

E' importante fare sempre riferimento alla normativa nazionale sull' idoneità dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) all' utilizzo contro i rischi derivanti dall' uso di sostanze pericolose, inclusi gli isocianati. I DPI indicati nel presente documento potrebbero non essere adatti all' applicazione specifica o alle sostanze utilizzate.

Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti la sicurezza e la garanzia dei prodotti 3M Autocarrozzeria, si prega di visitare il sito www.3mitalia.it/aad-info

3M e PPS sono marchi registrati di 3M Company. © 3M 2022. Tutti i diritti riservati.