

# Maak licht werk van zware coatings

## 3M™ Performance Spuitpistool H/O-conversiepakket- 26837

Krijg meer controle over het aanbrengen van zware coatings of textuurcoatings met het 3M™ Performance Spuitpistool H/O-conversiepakket voor het 3M™ Performance Spuitpistool.

Het eenvoudig te installeren H/O-conversiepakket voegt een luchtdrukpoort toe aan het 3M™ Performance Spuitpistool die nodig is voor de ondersteuning van PPS™ Serie 2.0 Type H/O Pressure Cups.

Het H/O-conversiepakket omvat:


- Uitstekende controle over patroongrootte en richting, textuur en afgiftesnelheid
- Snel te reinigen
- Eenvoudig te installeren

Verstelbaarheid helpt het aanbrenggereedschap om de gewenste textuur te bereiken\*:

**Grof**

**Gemiddeld**

**Fijn**



\* Bovenstaande resultaten zijn gerealiseerd met 3M™ grondlak op waterbasis, PN08881

Probeer het 3M™ Performance Smitpistool H/O-conversiepakket en PPS™ Type H/O Pressure Cup om dikke, vloeistoffen met hoge viscositeit en coatings met texturen te spuiten.

## Smitpistool en systemen

Beschrijving	Art.nr.	Onderdelen
3M™ Performance Smitpistoolsysteem met 3M™ PPS™ Serie 2.0 Smitbekersysteem	26778	1 smitpistool, 1 luchtregelklep, 1 sluitring, 15 zwaartekrachtspuitkoppen, 1 3M™ PPS™ Serie 2.0 mengbeker, 5 deksels en binnenbekers, 3 afdichtpluggen
3M™ Performance Industrieel Smitpistoolsysteem	26878	1 smitpistool, 1 luchtregelklep, 1 sluitring, 1 flexibele drukslang, 6 drukspuitkoppen, 6 zwaartekrachtspuitkoppen, 1 3M™ PPS™ Serie 2.0 mengbeker, 5 deksels en binnenbekers, 3 afsluitpluggen
3M™ Performance Smitpistool	26832	1 smitpistool en 1 luchtregelklep

## H/O-conversiepakket en bijbehorende onderdelen

Beschrijving	Art.nr.	Maat	Filtergrootte (micron)
3M™ Performance Smitpistool H/O-conversiepakket	26837	-	-
3M™ PPS™ Serie 2.0 H/O Pressure Cup	26124	Groot (850 ml) / Standaard (650 ml)	N.v.t.
	26121	Midi (400 ml) / Mini (200 ml)	N.v.t.
3M™ PPS™ 2.0 Smitbekersysteemkit	26024	Groot (850 ml)	200
	26000	Standaard (650 ml)	
	26112	Midi (400 ml)	
	26114	Mini (200 ml)	125
	26740	Groot (850 ml)	
	26026	Standaard (650 ml)	
	26312	Midi (400 ml)	
	26752	Mini (200 ml)	



**3M Nederland B.V.**  
**Automotive Aftermarket**  
 Molengraaffsingel 29,  
 2629 JD Delft, Nederland  
 Tel: (+31) 1580 80 217  
 3M.CDC.bnl@mmm.com

**3M Belgium bvba/sprl**  
**Automotive Aftermarket**  
 Hermeslaan, 7  
 1831 Diegem, België  
 Tel: (+32) 2808 17 91  
 3M.CDC.bnl@mmm.com

Bezoek ons voor meer informatie op [www.3m.nl/verfspuitpistool](http://www.3m.nl/verfspuitpistool) of [www.3m.be/verfspuitpistool](http://www.3m.be/verfspuitpistool) of voor de industriële markt, [www.3M.nl/pps-lak](http://www.3M.nl/pps-lak) of [www.3M.be/pps-peinture](http://www.3M.be/pps-peinture)

Raadpleeg altijd de nationale voorschriften voor geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) voor gebruik tegen gevaren, inclusief isocyanaten. De getoonde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) kunnen onvoldoende of niet geschikt zijn voor uw specifieke toepassing of gebruikte stoffen.

Voor aanvullende informatie, waaronder belangrijke veiligheids- en garantie-informatie, over 3M Automotive Aftermarket Producten, gaat u naar: [www.3m.nl/aad-info](http://www.3m.nl/aad-info) of [www.3M.be/aad-info](http://www.3M.be/aad-info)

3M en PPS zijn handelsmerken van 3M Company. © 3M 2022. Alle rechten voorbehouden.