

Åtgärda trögflytande beläggningar utan problem

3M™ Performance Sprutpistol
H/O-konverteringspaket – 26837

Få mer kontroll över appliceringen av trögflytande beläggningar med vårt 3M™ Performance Sprutpistol H/O-konverteringspaket för 3M™ Performance Sprutpistol.


Det lättinstallerade H/O-konverteringspaketet tillför en lufttrycksport till vår 3M™ Performance Sprutpistol, vilket krävs för att använda PPS™ Series 2.0 Tryckkopp av typen H/O.

H/O-konverteringspaketet har:

- Utmärkt kontroll av sprutbild och orientering, struktur och appliceringstakt
- Rengör på sekunder
- Lätt att installera

Justerbarheten gör att applikatorerna kan uppnå önskad textur*:

Grov



Medium



Fin



* Resultat ovan skapade med 3M™ Vattenbaserat underredsskydd, PN08881

Prova 3M™ Performance Sprutpistol H/O-konverteringspaket och PPS™ Tryckkopp av typ H/O för att spraya trögflytande vätskor med hög viskositet och strukturerade beläggningar.

Sprutpistol och sprutsystem

Beskrivning	Art.nr	Komponenter
3M™ Performance Sprutpistolssystem med 3M™ PPS™ 2.0-serien Spray Cup System	26778	1 sprutpistol, 1 luftkontrollventil, 1 låsring, 15 gravitationssprutmunstycken, 1 3M™ PPS™ 2.0-serien blandningskopp, 5 lock och innerkoppar, 3 korkar
3M™ Performance Industriellt Sprutpistolssystem	26878	1 sprutpistol, 1 luftkontrollventil, 1 låsring, 1 tryckvisp, 6 trycksprutmunstycken, 6 gravitationssprutmunstycken, 1 3M™ PPS™ 2.0-serien blandningskopp, 5 lock och innerkoppar, 3 korkar
3M™ Performance Sprutpistol	26832	1 sprutpistol och 1 luftkontrollventil

H/O-konverteringspaket och tillhörande delar

Beskrivning	Art.nr	Storlek	Filterstorlek (mikron)
3M™ Performance Sprutpistol H/O-konverteringspaket	26837	-	-
3M™ PPS™ 2.0-serien H/O-tryckkopp	26124	Stor (850 ml) / Standard (650 ml)	Ej tillämpligt
	26121	Mellan (400 ml) / Mini (200 ml)	Ej tillämpligt
	26024	Stor (850 ml)	
	26000	Standard (650 ml)	200
	26112	Mellan (400 ml)	
	26114	Mini (200 ml)	
3M™ PPS™ 2.0-serien Spray Cup System-kit	26740	Stor (850 ml)	
	26026	Standard (650 ml)	125
	26312	Mellan (400 ml)	
	26752	Mini (200 ml)	

För mer information, besök oss på www.3msverige.se/sprutpistol



3M Svenska AB
Bileftermarknad
Herrjärva torg 4
170 67 Solna
Tel. 08-922100
aadukenquiries@mmm.com

Please always consult national regulations for suitable Personal Protective Equipment (PPE) for use against hazards, including isocyanates. PPE shown may not be adequate or suitable for your specific application or substances used.

For additional information, including important safety and warranty information, regarding 3M Automotive Aftermarket Products, please visit: www.3m.co.uk/aad-info

3M och PPS är varumärken som tillhör 3M Company. © 3M 2022. Med ensamrätt.