

3M Science.
Applied to Life.™



3M™ 호흡보호구

최신 규정과 정보를 안내합니다.

3M™ 마스크는 무엇이 다를까요?

다양한 호흡보호구를 제공합니다.

- 안면부 여과식 방진마스크
- 필터 및 정화통 직결식 호흡보호구
- 전동·송기식 마스크

작업현장과 유해인자에 적합한
호흡보호구 솔루션을 제공하기
위해 지속적인 제품 개발 및
기술 혁신이 적용됩니다.

작업자들의 편안함과
쾌적하고 안전한 작업환경을 만들기
위해 최선을 다하고 있습니다.

3M 마스크 주문하고 호흡보호구 밀착도 검사 키트를 무료로 받으세요.*



FT-10 밀착도 검사 키트 무료 증정

3M™ 방진마스크 8955K 또는 8977K, 10CS (케이스, 대박스) 구매 시

대표모델



3M™ Aura™ 1급 방진마스크 9322K+

- 3M™ 쿨 플로우™ 밸브 적용
- 음각된 패널로 보안경 김서림 최소화
- 보관 및 착용이 편리한 가로 3단 접이식



3M™ 1급 방진마스크 8955K/KA

- 3M™ 쿨플로우™ 밸브 적용
- 페이스셀 적용으로 우수한 착용감과 밀착력
- 3D 노즈폼이 적용되어 코 부분 조절이 필요 없음



3M™ 특급 방진마스크 8977K/KA

- 방진 특급
- 안전모를 벗지 않고 착용이 가능한 고리 걸이식 디자인
- 길이 조절이 가능한 머리끈
- 페이스셀 적용으로 우수한 착용감과 밀착력

* 본 이벤트는 2026년 6~7월 두달간 한시적으로 진행되며, 재고 상황에 따라 변경 될 수 있습니다. (밀착도 검사 키트는 행사 종료 후 순차적으로 발송됩니다) 이벤트 참여 대상은 산업용 방진마스크 착용이 필요한 산업현장에 계신 고객에 한합니다.

현재 사용 중이신 방진마스크의 밀착도를 확인해보십시오.

밀착테스트를 통해 나의 얼굴형에 맞는 적합한 방진마스크를 선정하고 보호도를 높일 수 있습니다.

왜 밀착 테스트가 필요할까요?

호흡보호구를 착용할 때에는 반드시 마스크와 얼굴에 닿는 부분이 잘 밀착되어야 합니다. 밀착테스트를 통해 정성/정량적으로 이를 확인할 수 있으며, 밀착이 제대로 되지 않았을 시에는 오염된 공기가 마스크 안으로 새어 들어 감으로써 위험에 노출 될 수 있습니다.

[이 링크](#) 를 통해 영상을 시청하세요.



FT-10 밀착도 검사 무료 체험

현장에서 밀착도 검사를 확인하고 싶으신 고객사분들께 무료 체험 이벤트를 진행합니다. 밀착도 검사에 참여하신 후 해당 제품에 대한 구매에 대해서는 5+1 할인 지원합니다. (초도물량 한정, 3M 제품으로 전환 구매시에 적용)

- 밀착도 검사 체험 이벤트는 2026년 12월 31일까지 진행되며, 재고 상황에 따라 변경 될 수 있습니다.
- 이벤트 참여 대상은 산업용 방진마스크 착용이 필요한 산업현장에 계신 고객에 한합니다.
- 현장 방문 밀착테스트는 3M™ 마스크로 교체를 희망하는 기업에 한하여 제공되며 현장내 근로자수가 100인 이상 기업을 대상으로 제공됩니다. 밀착도 검사 테스트는 10명까지 무상으로 체험할 수 있습니다.

필터/정화통을 구매하시고 3M 면체를 무료 체험하세요!**



**3M™ 직결식호흡보호구는 다양한 유해인자에 적합한 필터/정화통 및 얼굴에
편안한 면체를 선택할 수 있습니다.**

호흡보호구 업그레이드 프로그램 4단계 절차

3M 호흡보호구로 작업현장의 근로자를 더욱 안전하게 보호하세요. 아래 업그레이드 프로그램 등록과정 안내드립니다.

1. 호흡보호구 업그레이드 등록신청
2. 호흡보호구 사용 대상 근로자 수 확인
3. 새로운 안전보건공단 가이드 (KOSHA Guide E-G-19-2026 개정 반영)에 따른 3M 호흡보호구 선정·사용·관리 요약 자료 무료 다운로드 (이메일로 자료 수신) 및 3M 제품 선정 및 추천(무료 호흡보호구 컨설팅 가능)
4. 프로그램 등록 후 무상 제품 샘플테스트, 호흡보호구 밀착검사 및 교육서비스 신청 가능. 3M 직결식 호흡보호구를 처음 사용하는 신규 고객의 경우, 적합한 필터 혹은 정화통 구매시 첫 구매에 한하여 면체 추가 제공 프로그램 적용 (1+1, 단 면체 금액 최대 500만원 한도). 자세한 사항은 아래 표 참조 (기업 고객 대상, 전화 상담 후 진행).

기타 약관이 적용됩니다. 자세한 내용은 3M 본사 담당자에게 문의하십시오.

면체 (전면형/ 반면형)	 6200	 또는 6500	 또는 7500	 HF-800	 6800	 FF400	 HF-50
정화통 (양구형/ 단구형)	3 페어  또는 			3 페어  또는 	5 페어  또는 	10 페어  또는 	3 개 
필터 (양구형/ 단구형)	3 페어  또는 			3 페어  또는 	5 페어  또는 	10 페어  또는 	10 개  또는 +1 개 

** 3M 면체를 무상으로 받기 위해서는 반드시 호환되는 3M 필터 또는 정화통을 구매해야 합니다.

** 3M 신규 고객 및 첫 구매에 한하여 적용, 3M 공식 대리점을 통한 구매에 한하여 적용됩니다. 자세한 내용은 3M 본사 영업사원 통해 안내 받으실 수 있습니다.

Secure Click 과 전동식 호흡보호구 무료 체험 이벤트에 참여하세요.



편안함의 새로운 기준! 차세대 호흡보호구 3M™ Secure Click™ HF-800 면체를 체험 신청하세요.



플렉스 조인트 디자인
편안한 코부분의 착용감 및
보안경 호환성 극대화

필터 디자인의 혁신
4 방향으로 흡기되는 세계
최초 쿼드 플로우
(Quad-Flow) 필터
디자인으로 편안한 호흡

음성전달판 적용
더욱 편리한 대화 기능

배기밸브
배기 호흡과 습기를
하단부로 방출

간편한 머리끈 조절 버클
간편한 양방향 조절 버클을 적용하여
밀착시 당김, 탈착시 양 날개를 눌러
조절, 버클 위치를 낮추어 귀덮개,
보안경 등 간섭 최소화

결합방식의 혁신
안전벨트 연결형 시큐어 클릭
(Secure Click™)으로 간단하고 확실한
필터 결합

밀착확인 원터치 버튼
마스크 착용 시 쉽고 빠른 음압
검사 진행, 완벽한 착용 확인

종 류
HF-801SD - 소형
HF-802SD - 중형
HF-803SD - 대형

전동식 호흡보호구 무료 체험을 신청하세요. ^



TR-300



TR-600



TR-800

3M™ 전동식 마스크는 현장의 오염된 공기를 필터로 여과하여 깨끗한 공기를 전동식으로 작업자의 안면부쪽으로 공급하여 숨쉬기 편안하고, 보호도가 높아 작업자의 안전과 작업의 효율성을 높여줍니다.

- 호흡기, 눈, 안면부 전체를 보호하는 통합 보호 마스크
- 장시간 깨끗한 공기 공급하여 편안한 호흡 가능
- 양압식 공기 공급으로 안전한 보호
- ANSI 표준을 고려한, 물리적 충격으로부터 눈을 보호하는 3M 헤드탭 연결

1. 반드시 대리점 혹은 담당 영업사원을 통하여 신청 및 반납 부탁드립니다. 2. 체험 기간은 최대 한 달입니다. 체험 기간 연장이 필요한 경우, 반드시 대리점 혹은 담당 영업사원을 통해 A/S 센터로 사전 공유 부탁드립니다. 3. 체험을 마친 기기는 적절한 세척 절차를 진행 후 반납되어야 합니다.* 과도한 오염 또는 손상이 예상되는 현장의 경우 3M 본사/연구소와 사전 협의 후 진행을 부탁드립니다.* 세척이 불가능한 과도한 오염 또는 손상이 발생한 경우 대리점 혹은 담당 영업사원을 통해 3M 본사/연구소에 공유 부탁드립니다. 4. 체험을 마친 기기는 헤드탑, 연결튜브, 필터, 벨트, 터보유닛 및 배터리를 포함한 모든 부품이 반납되어야 합니다.* 대여 및 반납 시 A/S 센터에서 제품 시리얼 넘버가 기록 관리됩니다. 반드시 대여된 기기 그대로 반납하시기 바랍니다. 5. 체험을 마친 기기는 반드시 A/S 센터로 반납되어야 하며, 기기 이상 여부 점검 후 재 출고가 가능합니다.* 여러 현장 및 고객사에서 이어서 진행을 원하는 경우, 대리점 혹은 담당 영업사원을 통해 A/S 센터로 사전에 공유 부탁드립니다.



한국쓰리엠주식회사
산업안전사업팀
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
하나대투빌딩 21층
고객상담실 080-033-4114
www.3msafety.co.kr

3M is a trademark of 3M Company.
© 3M 2026. All rights reserved.
AV011501986