









Cechy gogli ochronnych 3M

		GOGLE OCHRONNE							
		4700 Seria	4800 Seria	GoggleGear™ 500	2890 Serien	GoggleGear™ 6000	Fahrenheit™	Solus™ 1000 TPE Zestawy	Modul-R™
									
Właściwości ochronne	Ochrona przed uderzeniami	B	B	BT	BT: 2890, 2890S, 2891, 2891S FT: 2890A, 2890SA BT: 2890S B: 2895S	BT	BT: 71360-00011, 00012, 00014 F: 71360-00013, 00015, 00017	BT	BT
	3 Ochrona przed kropelkami i rozbryzganiami cieczy		●	●	●	●	●	S1201SGAF-TSKT S1101NSGAF-TSKT	●
	4 Ochrona przed dużymi cząstkami pyłu			●	●	●	●	S1201SGAF-TSKT S1101NSGAF-TSKT	●
	5 Ochrona przed gazem i drobnymi cząstkami pyłu				2890SA, 2895S, 2891S				
	9 Ochrona przed stopionym metalem i gorącymi ciałami stałymi				2891, 2891S		71360-00013, 00015, 00017		
	K Odporność na zarysowanie			●	2890, 2890S, 2895S, 2891, 2891S	●		●	
	N Odporność na zaparowanie			●	●	●		●	
Konstrukcja	Okulary ochronne, nakładkowe (OTG)				●	●	●		●
	Elastyczna taśma nagłowna	●	●	●	●	●	●	●	●
	Neoprenowa taśma nagłowna			GG501N SGAF		GG6001N SGAF	71360-00015	S1101NSGAF-TSKT	
	Wentylacja bezpośrednia	●							
	Wentylacja pośrednia			●	2890, 2890A, 2891	●	71360-00011; 00012; 00013; 00014	●	●
	Szczelne				2890S, 2890SA, 2895S, 2891S		71360-00015, 00017		
	Przybliżona waga	66g	66g	50g	86g-99g	82g	128g	44g	81g
Akcesoria	Insats für slipade liner			●				●	
	Wymienne szybki ochronne				2890A, 2890SA				
Kolor szybki	Przezroczyste Filtr UV 2-1.2 Koniec odniesienia 01	●	●	●	2890, 2890A, 2890S, 2890SA, 2891, 2891S	●	●	●	●
	Ciemnoszare Filtr 3.1 Koniec odniesienia 02			●		●		●	
	Żółte Filtr UV 2-1.2 Koniec odniesienia 03							●	
	Do wewnątrz/Na zewnątrz (I/O)							●	
Powłoka	Zaciemnienie 5			●	2895S				
	Scotchgard™ odporna na zaparowanie/zarysowanie (oznaczenie K&N)			●	2891, 2891S	●		●	
	Tradycyjna powłoka odporna na zaparowanie (z odpornością na zarysowanie)		4800AF		2890, 2890A, 2890S, 2890SA, 2895S		71360-00011, 00013, 00014, 00015, 00017		●
	Tradycyjna powłoka odporna na zarysowanie						71360-00012		