

Dato di fatto:

**Il ghiaccio
è composto al
100% di acqua.
E rimarrà così.**

Tieni la macchina del ghiaccio e il registratore di cassa in funzione, grazie alla filtrazione dell'acqua su cui puoi contare. L'accumulo di calcare e i sedimenti espongono la tua macchina del ghiaccio a rischio di rottura, aumento di manutenzione e funzionamento inefficiente e possono incidere negativamente sui profitti e le esperienze dei clienti. Offri costantemente ai tuoi clienti ghiaccio pulito, trasparente e dal gusto eccezionale con 3M™ filtrazione dell'acqua per la ristorazione.



3M™ serie High Flow offre:

I prodotti 3M™ serie ad alto flusso comprendono l'opzione di sostituzione dei filtri con supporto Integrated Membrane Pre-Activated Carbon Technology ("I.M.P.A.C.T.") che offre durata eccellente della cartuccia e convenienza.

- Portate e capacità della cartuccia singola disponibili in precedenza solo con sistemi a tre o quattro cartucce¹
- Durata della cartuccia fino a 12 mesi
- Sostituzioni della cartuccia rapide e semplici grazie al design integrato SQC (Sanitary Quick Change)
- Connessioni dirette o facilmente adattabili alle linee idrauliche esistenti
- Certificazione allo standard 53 NSF per la riduzione delle cisti
- Riduzione del 99,99% dei batteri trasportati dall'acqua³
- **Recipe Quality Water™** per tutte le applicazioni commerciali nel settore della ristorazione

Tecnologia Carbon block con capacità più che **quadruple** di riduzione del gusto e dell'odore di cloro rispetto ai filtri pre-rivestiti del principale concorrente



Le cartucce sono dotate di un avvolgimento prefiltro da 5 micron

L'impegno duraturo di 3M verso lo sviluppo sostenibile attraverso la protezione ambientale, la responsabilità sociale e il progresso economico ha condotto 3M Purification a essere la prima azienda a ottenere la certificazione di sostenibilità di Water Quality Association (WQA) ai sensi delle norme di sostenibilità del prodotto WQA.

La sfida:

i sedimenti in eccesso, i residui di cloro e l'accumulo di calcare possono intasare i tubi di distribuzione, provocare odore di cloro e corrosione e accrescere i costi di manutenzione.


La soluzione:

I prodotti 3M™ per la filtrazione dell'acqua offrono un anticalcare integrato, nonché la riduzione di odore e gusto di cloro e del particolato, contribuendo a ridurre le chiamate di assistenza e i tempi di fermo, aumentando la redditività.

Vantaggi che superano di gran lunga il ghiaccio dal gusto eccellente.

- Soddisfa i clienti con un minore gusto e odore di cloro e sedimenti ridotti
- Contribuisci a prevenire la corrosione e prolunga la durata di pompe, valvole, guarnizioni e molto altro
- Contribuisci a prolungare la durata di pompe, valvole, guarnizioni e molto altro con meno sedimenti
- Goditi meno tempi di fermo e chiamate di assistenza grazie all'anticalcare integrato
- Elimina la necessità di un prefiltro separato
- Raggiungi produttività maggiori e durate utili più lunghe grazie a cartucce per cisti ad alto flusso dotate di supporto Integrated Membrane Pre-Activated Carbon Technology ("I.M.P.A.C.T.").

Alto flusso HF90-S



1

Alloggiamento in polipropilene

2

Il supporto con membrana plissettata¹ contribuisce a fornire la protezione contro cisti² e batteri³ ed eccellenti capacità di trattenere i sedimenti con caduta di pressione minima

3

4

Il supporto con membrana plissettata nel modello HF90 è dotato di una superficie **sei volte** maggiore rispetto al filtro del concorrente principale

5

¹ I filtri dotati di supporto Integrated Membrane Pre-Activated Carbon Technology ("I.M.P.A.C.T.") possono essere chiaramente identificati dall'icona ("I.M.P.A.C.T.") sull'etichetta di prodotto.

² Basato sull'uso di oocisti di *Cryptosporidium parvum*.

³ Test con E. Coli ATCC (11229). Test e controlli eseguiti presso il laboratorio del produttore.



Una sola cartuccia è in grado di offrire oltre **98,000*** KG di ghiaccio



*Basato su HF90-S

Soluzioni per la filtrazione del ghiaccio

Cartucce serie HF-S ad alto flusso				
Numero parte	Cartuccia	Portata (LPM)	Capacità (litri)	Reclami di riduzione
7100017185	HF20-S	5.7	34,069	Particelle, gusto e odore di cloro, cisti ¹ , calcare
7000050414	HF25-S	5.7	37,854	Particelle, gusto e odore di cloro, calcare
7100008238	HF40-S	7.9	94,635	Batteri ² , particelle, gusto e odore di cloro, cisti ¹ , calcare
7000050884	HF45-S	7.9	94,635	Particelle, gusto e odore di cloro, calcare
7000001752	HF60-S	12.6	132,489	Batteri ² , particelle, gusto e odore di cloro, cisti ¹ , calcare
7000050410	HF65-S	12.6	132,489	Particelle, gusto e odore di cloro, calcare
7000042826	HF90-S	18.9	204,412	Batteri ² , particelle, cloro gusto e odore di cloro, cisti ¹ , calcare
7000050885	HF95-S	18.9	204,412	Particelle, gusto e odore di cloro, calcare

¹ Basato sull'uso di oocisti *Cryptosporidium parvum*.

² Test con E. coli ATCC (11229). Test e controlli eseguiti presso il laboratorio del produttore.



Dimensioni dei filtri delle macchine per ghiaccio commerciali

Cubettatrici commerciali

(dimensioni per sostituzione semestrale della cartuccia)

Dimensioni della macchina del ghiaccio, kg - giorno	Cartuccia
Fino a 340,2 kg	HF20-S o HF25-S
Fino a 453,6 kg	HF40-S o HF45-S
Fino a 657,7 kg	HF60-S o HF65-S
Fino a 984,2 kg	HF90-S o HF95-S

Macchine per fiocchi e tocchetti

(dimensioni per sostituzione semestrale della cartuccia)

Dimensioni della macchina del ghiaccio, kg - giorno	Cartuccia
Fino a 544,3 kg	HF20-S o HF25-S
Fino a 816,5 kg	HF40-S o HF45-S
Fino a 1.088,6 kg	HF60-S o HF65-S
Fino a 1,630 kg	HF90-S o HF95-S

Utilizzo del prodotto:

molti fattori fuori dal controllo di 3M, noti solo all'utilizzatore, possono influenzare l'uso e il rendimento di un prodotto 3M per una particolare applicazione. Considerata la varietà di fattori che possono influenzare l'utilizzo e le prestazioni di un prodotto 3M, l'utilizzatore è l'unico responsabile di valutare il prodotto 3M e determinare se è adatto a un particolare scopo e se è idoneo al metodo di applicazione dell'utilizzatore.

Garanzia, risarcimento parziale e limitazione di responsabilità:

A meno che non sia stata fornita da 3M una garanzia aggiuntiva sulla confezione o nelle istruzioni, 3M garantisce che ciascun prodotto, al momento della spedizione da parte di 3M, risponde alle specifiche di prodotto indicate da 3M. 3M non offre altre garanzie o condizioni, espresse o implicite, incluse, senza limitazione alcuna, qualsiasi garanzia o condizione implicita di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo o qualsivoglia garanzia o condizione implicita che scaturisca da usi commerciali. Se il prodotto 3M non è conforme alla presente garanzia, l'unico ed esclusivo rimedio sarà, a discrezione di 3M, la sostituzione del prodotto 3M o il rimborso del prezzo di acquisto.

Limitazione di responsabilità:

Eccetto quando previsto dalla legge, 3M non è responsabile per perdite o danni derivanti da un prodotto 3M, né dirette, né indirette, speciali, incidentali o consequenziali, ad esclusione degli obblighi di legge in termini di garanzie, contratti o negligenza.

Per ulteriori informazioni, visita 3Mitalia.it/3M/it_IT/food-service-it



3M Italia Srl

Via N. Bobbio 21
20096 Piottello (MI)
Italia
Tel: (800) 80-2145
02.7035.1
3Mitalia.it
3Mwaterfiltration@mmm.com

3M è un marchio registrato.
Si prega di riciclare. Stampato in Italia.
© 2020 3M Company. Tutti i diritti sono riservati.