


Wszechstronne zastosowanie.

3M™ Taśma dwustronnie klejąca GPT-020 / GPT-020F jest uniwersalną, cienką taśmą przemysłową, która idealnie nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań i rodzajów podłoży.

Oczekuj wydajności. Specyfikacja 3M.

Twoja podstawowa taśma dająca większe możliwości projektowe.



- ▶ Bezrozpuszczalnikowa technologia klejenia
- ▶ Wysoka przyczepność początkowa
- ▶ Wysoka odporność na temperaturę i wilgoć
- ▶ Wysoka wytrzymałość na odrywanie od większości powierzchni
- ▶ Doskonała odporność na ścinanie w wysokich temperaturach
- ▶ Przyczepność do szerokiej gamy podłoży: od metali po niektóre tworzywa sztuczne
- ▶ Jest łatwa w aplikacji i w konwertingu dzięki zastosowaniu zarówno papierowego jak i foliowego linera.
- ▶ Idealnie sprawdza się w różnych branżach, w tym w przypadku urządzeń konsumenckich, maszyn przemysłowych, transportu, elektroniki użytkowej

Wiąże się z wieloma podłożami o wysokiej energii powierzchniowej i niektórymi podłożami o niskiej energii powierzchniowej, w tym:

- ▶ stalą nierdzewną;
- ▶ HDPE;
- ▶ ABS;
- ▶ akrylem;
- ▶ PP;
- ▶ poliwęglanem;
- ▶ aluminium;
- ▶ szkłem;

Tworzenie projektów w aplikacjach.

Staw czoła wyzwaniom w wielu obszarach, takich jak urządzenia konsumenckie, maszyny przemysłowe, transport, oznakowanie, ogólna elektronika przemysłowa i konsumencka.



- ▶ Wystawy w punktach sprzedaży;
- ▶ Lekkie pudełka;
- ▶ Oznakowanie wewnętrzne i zewnętrzne;
- ▶ Klejenie papieru i opakowania

- ▶ Produkcja art. metalowych
- ▶ Łączenie i klejenie
- ▶ Sprzęt sportowy
- ▶ Dekoracje domowe
- ▶ Mocowanie elementów wykończeniowych

- ▶ Mocowanie części z tworzyw sztucznych
- ▶ Mocowanie w elektronice
- ▶ Elementy wykończeniowe mebli

Nowa generacja cienkiego klejenia.



3M™ Taśma dwustronnie klejąca GPT-020 / GPT-020F

	GPT-020	GPT-020F
Klej	Akryl bezrozpuszczalnikowy	Akryl bezrozpuszczalnikowy
Typ nośnika (grubość)	PET 12 mikrometrów	PET 12 mikrometrów
Rodzaj linera (grubość)	Biały PCK 100 mikrometrów	Biały PP 100 mikrometrów
Całkowita grubość bez linera	200 mikrometrów	200 mikrometrów
Krótkoterminowa wydajność temperaturowa	190°C	190°C
Długookresowa wydajność temperaturowa	90°C	90°C
Kolor	Przezroczysty	Przezroczysty
Typ rolki	Rolka standardowa	Rolka standardowa lub nawój motkowy

Więcej informacji na: www.3M.pl/klejenie

Wybór i wykorzystanie produktów: Korzystanie i właściwości produktów 3M podczas aplikacji mogą ulec zmianie ze względu na różnorodne warunki będące poza kontrolą 3M oraz wiedzę użytkownika. Ze względu na mnogość warunków i czynników, które mogą wpływać na właściwości produktów 3M, to użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę przydatności i możliwości wykorzystania produktu 3M w procesie produkcyjnym lub podczas wykonywania zleconych prac, także pod względem sposobu aplikacji. Użytkownik jest także odpowiedzialny za przeprowadzenie oceny ryzyka w miejscu pracy i zapoznanie się ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i normami (np. OSHA, ANSI itp.). Nieprawidłowe ocena, wybór i użytkowanie produktu 3M oraz odpowiednich produktów ochrony osobistej albo niespełnienie wymaganych regulacji w zakresie bezpieczeństwa mogą skutkować uszkodzeniami ciała, chorobą, śmiercią lub szkodami mienia.

Dział Taśm i Klejów Przemysłowych

3M Taśmy i Kleje Przemysłowe
3M Poland Sp. z o.o.
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn, Polska

Tel: +4822739600
Web: 3m.pl
Web: 3m.pl/klejenie

Należy poddać recyklingowi. Wydrukowano w Polsce. © 3M 2022.
3M to zastrzeżony znak towarowy firmy 3M. Wszelkie prawa zastrzeżone.
OMG200865

