

**3M™ Przewodnik
w zakresie
sprzedaży okularów
ochronnych.**



Spis treści

Oferta okularów ochronnych 3M™ SecureFit™	3	Oferta gogli ochronnych 3M™	21
Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 100	4	Gogle ochronne 3M™ GoggleGear™ serii 6000	22
Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 200	5	Gogle ochronne 3M™ GoggleGear™ serii 500	23
Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 400	6	Gogle ochronne 3M™ GoggleGear™ serii 2890	24
Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 400X	7	Gogle ochronne 3M™ serii Fahrenheit™	25
Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 500	8	Gogle ochronne 3M™ serii 4700 i 4800	26
Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 600	9		
<hr/>		<hr/>	
Oferta okularów ochronnych 3M™ Solus™	10	Akcesoria	27
Okulary ochronne 3M™ Solus™ serii 1000	11		
Okulary ochronne 3M™ Solus™ serii 2000	12		
Okulary ochronne 3M™ Solus™ serii CCS	13		
<hr/>		Dodatkowe informacje	30
Oferta okularów ochronnych 3M™ Virtua™	14	Przegląd parametrów technicznych gogli ochronnych	30
Okulary ochronne serii 3M™ Virtua™	15	Przegląd parametrów technicznych okularów ochronnych	30
Okulary ochronne serii 3M™ Virtua™ AP	16	Rodzaje powłok i soczewek	31
<hr/>		Definicje	32
		Ważna uwaga	34
<hr/>		<hr/>	
Oferta okularów ochronnych, nakładkowych 3M™ OTG	17		
Okulary ochronne, nakładkowe 3M™ SecureFit™ serii 3700	18		
Okulary ochronne, nakładkowe 3M™ serii 2800	19		
Okulary ochronne, nakładkowe 3M™ serii Visitor	20		

Oferta SecureFit™ 3M™

- ▶ Zapewniają komfort pracownikom, którzy noszą okulary ochronne przez cały dzień
- ▶ Najlepsze rozwiązanie 3M zapewniające kompatybilność z nasznikami przeciwhałasowymi i ochroną dróg oddechowych
- ▶ Zwiększenie zadowolenia pracowników dzięki okularom, które zapewniają komfort, dopasowanie i dobry wygląd
- ▶ Wysokiej jakości materiały i powłoki poprawiają odporność na zużycie i trwałość
- ▶ Powłoka 3M™ Scotchgard™ zapewniająca odporność na zaparowanie / odporność na zarysowanie oferowana w całym asortymencie

Przejdź do strony [www.3M™ SecureFit™](http://www.3M.com/SecureFit)

Zobacz broszurę [3M™ SecureFit™](#)

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 100



- ▶ Podstawowy model w serii 3M™ SecureFit™
- ▶ Technologia 3M™ Pressure Diffusion Temple zapewnia wygodne i bezpieczne dopasowanie przez cały dzień!
- ▶ Kompatybilne z nasznikami przeciwhałasowymi
- ▶ Smukła konstrukcja, która idealnie nadaje się dla mniejszej twarzy
- ▶ Łatwe do czyszczenia
- ▶ Dostępne także w wersji ekonomicznej tzw. bulk (5- paki, 100 szt w kartonie), model z czarnymi zausznikami
- ▶ Dodatkowa ochrona UV400 dostępna dla wszystkich nieprzezroczystych soczewek

Nr magazynowy 3M	Referencja produktu, krótki opis	Dane techniczne: oznaczenia soczewek/oprawek	Kolor oprawki	Kolor soczewek	Powłoka	Odporność na zarysowanie	Odporność na zaparowanie	Min. ilość zamówienia
7100244046	SF101AS-BLK, przezroczyste soczewki, wersja bulk (5-pak)	2C-1.2 3M 1 FT	Czarny	Przezroczyste	AS	++	-	100
7100244060	SF101AF-BLK, przezroczyste soczewki, wersja bulk (5- pak)	2C-1.2 3M 1 FT	Czarny	Przezroczyste	AS/AF	+	+	100
7100244064	SF101AF-BLU, przezroczyste soczewki	2C-1.2 3M 1 FT	Niebieski	Przezroczyste	AS/AF	+	+	20
7100244047	SF101AS-BLU, przezroczyste soczewki	2C-1.2 3M 1 FT	Niebieski	Przezroczyste	AS	++	-	20
7100244048	SF102AF-BLU, ciemnoszare soczewki	5-3.1 3M 1 FT	Niebieski	Ciemnoszare	AS/AF	+	+	20
7100243969	SF103AF-BLU, żółte soczewki	2C-1.2 3M 1 FT	Niebieski	Żółte	AS/AF	+	+	20
7100244061	SF107AF-BLU, I/O jasnoszare soczewki	5-1.7 3M 1 FT	Niebieski	I/O jasnoszare	AS/AF	+	+	20

Okulary ochronne

3M™ SecureFit™ serii 200



- ▶ Podstawowy model w serii 3M™ SecureFit™
- ▶ Technologia 3M™ Pressure Diffusion Temple zapewnia wygodne i bezpieczne dopasowanie przez cały dzień!
- ▶ Solidna, uniwersalna, zakrzywiona konstrukcja pasuje do różnych obwodów głowy
- ▶ Kompatybilne z nasznikami przeciwhałasowymi
- ▶ Dostępna jest piankowa wkładka, która pomaga ograniczyć narażenie oczu na zanieczyszczenia, pyły unoszące się w powietrzu
- ▶ Dostępna wkładka na soczewki korekcyjne
- ▶ Łatwe do czyszczenia
- ▶ Najlżejsze okulary w naszej ofercie (18 gramów)
- ▶ Dodatkowa ochrona UV400 dostępna dla wszystkich nieprzezroczystych soczewek

Nr magazynowy 3M	Referencja produktu, krótki opis	Dane techniczne: oznaczenia soczewek/oprawek	Kolor oprawki	Kolor soczewek	Powłoka	Odporność na zarysowanie	Odporność na zaparowanie	Min. ilość zamówienia
7100194736	SF201AFP-EU, przezroczyste soczewki	2C-1.2 3M 1 FT N	Przezroczysty	Przezroczyste	AS/AF+	+	++	20
7100112180	SF201AS-EU, przezroczyste soczewki	2C-1.2 3M 1 FT	Przezroczysty	Przezroczyste	AS	++	-	20
7100185279	SF201SGAF-BLU, przezroczyste soczewki	2C-1.2 3M 1 FT KN	Niebieski	Przezroczyste	SGAF	++	+++	20
7100194737	SF202AFP-EU, ciemnoszare soczewki	5-3.1 3M 1 FT N	Szary	Ciemnoszare	AS/AF+	+	++	20
7100194738	SF203AFP-EU, żółte soczewki	2C-1.2 3M 1 FT N	Żółty	Żółte	AS/AF+	+	++	20
Akcesoria								
7010528331	RX-SF400, wkładka RX na soczewki korekcyjne do SF200/400							10
7100102568	SF400FI, piankowa wkładka do SF200/400							100

Okulary ochronne

3M™ SecureFit™ serii 400



- ▶ Produkty serii 3M™ SecureFit™
- ▶ Technologia 3M™ Pressure Diffusion Temple zapewnia wygodne i bezpieczne dopasowanie przez cały dzień!
- ▶ Solidna, uniwersalna, zakrzywiona konstrukcja pasuje do różnych obwodów głowy
- ▶ Kompatybilne z nasznikami przeciwhałasowymi
- ▶ Dostępna wkładka na soczewki korekcyjne
- ▶ Dostępna jest piankowa wkładka, która pomaga ograniczyć narażenie oczu na zanieczyszczenia
- ▶ Miękki, regulowany nosek i miękkie końcówki zauszników poprawiają komfort i dopasowanie
- ▶ Model SF406SGAF-BLA posiada pomarańczowe soczewki, które blokują niebieskie światło
- ▶ Dostępne są modele z soczewkami do czytania
- ▶ Ochrona UV400 dostępna na ciemnoszare, Żółte, Średnio
- ▶ Dodatkowa ochrona UV400 dostępna dla wszystkich nieprzezroczystych soczewek

Nr magazynowy 3M	Referencja produktu, krótki opis	Dane techniczne: oznaczenia soczewek/oprawek	Kolor oprawki	Kolor soczewek	Powłoka	Odporność na zarysowanie	Odporność na zaparowanie	Min. ilość zamówienia
7100078989	SF401AF-EU, przezroczyste soczewki	2C-1.2 3M 1 FT	Szaro-zielony	Przezroczyste	AS/AF	+	+	20
7100148074	SF401SGAF-BLU EU, przezroczyste soczewki	2C-1.2 3M 1 FT KN	Niebiesko/szary	Przezroczyste	SGAF	++	+++	20
7100148073	SF401SGAF-BLU EU-F, przezroczyste soczewki + wkładka	2C-1.2 3M 1 FT KN	Niebiesko/szary	Przezroczyste	SGAF	++	+++	20
7100148026	SF401SGAF-RED EU, przezroczyste soczewki	2C-1.2 3M 1 FT KN	Czerwono/szary	Przezroczyste	SGAF	++	+++	20
7100078987	SF402AF-EU, PC, ciemnoszare soczewki	5-3.1 3M 1 FT	Szaro-zielony	Ciemnoszare	AS/AF	+	+	20
7100148052	SF402SGAF-BLU EU, ciemnoszare soczewki	5-3.1 3M 1 FT KN	Niebiesko/szary	Ciemnoszare	SGAF	++	+++	20
7100078986	SF403AF-EU, żółte soczewki	2C-1.2 3M 1 FT	Szaro-zielony	Żółte	AS/AF	+	+	20
7100148081	SF403SGAF-YEL EU, żółte soczewki	2C-1.2 3M 1 FT KN	Żółto/czarny	Żółte	SGAF	++	+++	20
7100148082	SF405SGAF-BLA EU, średniobrązowe soczewki	5-2.5 3M 1 FT KN	Czarno/brązowy	Średnio brązowe	SGAF	++	+++	20
7100148075	SF406SGAF-BLA EU, pomarańczowe soczewki	2-1.7 3M 1 FT KN	Czarno/brązowy	Pomarańczowe	SGAF	++	+++	20
7100148072	SF407SGAF-BLU EU, I/O jasnoszare soczewki	5-1.7 3M 1 FT KN	Niebiesko/szary	I/O jasnoszare	SGAF	++	+++	20
7100078880	SF408AS-EU, ciemnoniebieskie, lustrzane soczewki	5-3.1 3M 1 FT	Szaro-zielony	Ciemnoniebieskie, lustrzane	AS	+	-	20
7100078988	SF410AS-EU, I/O soczewki lustrzane	5-1.7 3M 1 FT	Szaro-zielony	I/O lustrzany	AS	+	-	20
7100114612	SF415AF-EU, przezroczyste soczewki, +1,5 dioptrii	2C-1.2 3M 1 FT	Szaro-zielony	Przezroczyste, +1,5 dioptrii	AS/AF	+	+	20
7100114948	SF420AF-EU, przezroczyste soczewki, +2,0 dioptrii	2C-1.2 3M 1 FT	Szaro-zielony	Przezroczyste, +2,0 dioptrii	AS/AF	+	+	20
7100114613	SF425AF-EU, przezroczyste soczewki, +2,5 dioptrii	2C-1.2 3M 1 FT	Szaro-zielony	Przezroczyste, +2,5 dioptrii	AS/AF	+	+	20
Akcesoria								
7010528331	RX-SF400, wkładka RX na soczewki korekcyjne do SF200/400							10
7100102568	SF400FI, piankowa wkładka do SF200/400							100

Okulary ochronne

3M™ SecureFit™ serii 400X



- ▶ Produkty serii 3M™ SecureFit™
- ▶ Technologia 3M™ Pressure Diffusion
Temple zapewnia komfortowe i bezpieczne dopasowanie przez cały dzień!
- ▶ Solidna, uniwersalna, zakrzywiona konstrukcja pasuje do różnych obwodów głowy
- ▶ Kompatybilne z nasznikami przeciwhałasowymi
- ▶ Miękka osłona brwi i zintegrowana część nosowa zapewnia dodatkową ochronę i komfortowe dopasowanie
- ▶ Miękkie zauszniki zwiększają komfort
- ▶ Dodatkowa ochrona UV400 dostępna dla wszystkich nieprzezroczystych soczewek

Nr magazynowy 3M	Referencja produktu, krótki opis	Dane techniczne: oznaczenia soczewek/oprawek	Kolor oprawki	Kolor soczewek	Powłoka	Odporność na zarysowanie	Odporność na zaparowanie	Min. ilość zamówienia
7100185269	SF401XSGAF-BLU, przezroczyste soczewki	2C-1.2 3M 1 FT KN	Niebiesko/szary	Przezroczyste	SGAF	++	+++	20
7100185268	SF401XSGAF-GRN, przezroczyste soczewki	2C-1.2 3M 1 FT KN	Zielono/przezroczysty	Przezroczyste	SGAF	++	+++	20
7100185278	SF402XSGAF-BLU, ciemnoszare soczewki	5-3.1 3M 1 FT KN	Niebiesko/szary	Ciemnoszare	SGAF	++	+++	20
7100185291	SF403XSGAF-YEL, żółte soczewki	2C-1.2 3M 1 FT KN	Żółto/czarny	Żółte	SGAF	++	+++	20
7100185289	SF407XSGAF-BLU, I/O jasnoszare soczewki	5-1.7 3M 1 FT KN	Niebiesko/szary	I/O jasnoszare	SGAF	++	+++	20
7100185292	SF416XAS-BLK, pomarańczowe, lustrzane soczewki	5-3.1 FT	Czarno/czarny	Pomarańczowe, lustrzane	AS	++	-	20
7100185109	SF422XSGAF-BLK, soczewki Vermillion	2-2 3M 1 FT KN	Czarno/czarny	Vermillion	SGAF	++	+++	20

Okulary ochronne

3M™ SecureFit™ serii 500



- ▶ Produkty serii 3M™ SecureFit™
- ▶ Technologia 3M™ Pressure Diffusion Temple zapewnia wygodne i bezpieczne dopasowanie przez cały dzień!
- ▶ Zauszniki z regulacją zapadkową pomagają dopasować soczewki do rysów twarzy i wyregulować pozycję okularów. Zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu dobrej kompatybilności z półmaskami ochronnymi
- ▶ Uniwersalna, lekka konstrukcja pasuje do różnych obwodów głowy
- ▶ Kompatybilne z nasznikami przeciwhałasowymi

- ▶ Dostępna jest piankowa wkładka, która pomaga ograniczyć narażenie oczu na zanieczyszczenia i pyły unoszące się w powietrzu
- ▶ Łatwe do czyszczenia
- ▶ Model SF528SGAF-DGR ma jasnobrązowe soczewki, które zapewniają dodatkowy komfort w warunkach sztucznego, jasnego oświetlenia
- ▶ Seria posiada także modele z szarymi, spawalniczymi soczewkami z filtrem IR, stosowane przy spawaniu gazowym i cięciu metali
- ▶ Ochrona UV400 na wszystkich soczewkach

Zobacz film o okularach ochronnych 3M™ SecureFit™ serii 500

Nr magazynowy 3M	Referencja produktu, krótki opis	Dane techniczne: oznaczenia soczewek/ oprawek	Kolor oprawki	Kolor soczewek	Powłoka	Odporność na zarysowanie	Odporność na zaparowanie	Min. ilość zamówienia
7100244045	SF501AF-BLK, przezroczyste soczewki	2C-1.2 3M 1 FT	Czarny	Przezroczyste	AS/AF	+	+	20
7100243979	SF501ASP-BLK, przezroczyste soczewki	2C-1.2 3M 1 FT K	Czarny	Przezroczyste	AS+	+++	-	20
7100243142	SF501SGAF-BLK, przezroczyste soczewki	2C-1.2 3M 1 FT KN	Czarny	Przezroczyste	SGAF	++	+++	20
7100243964	SF501SGAF-BLK-FM, przezroczyste soczewki + piankowa wkładka	2C-1.2 3M 1 FT KN	Czarny	Przezroczyste	SGAF	++	+++	20
7100243971	SF501SGAF-GRN, przezroczyste soczewki	2C-1.2 3M 1 FT KN	Zielony	Przezroczyste	SGAF	++	+++	20
7100243934	SF501SGAF-RED, przezroczyste soczewki	2C-1.2 3M 1 FT KN	Czerwony	Przezroczyste	SGAF	++	+++	20
7100244201	SF502SGAF-BLK, ciemnoszare soczewki	5-3.13M 1 FT K N	Czarny	Ciemnoszare	SGAF	++	+++	20
7100243980	SF503SGAF-BLK, żółte soczewki	2C-1.2 3M 1 FT K N	Czarny	Żółte	SGAF	++	+++	20
7100244022	SF505SGAF-DGR, średniobrązowe soczewki	5-2.5 3M 1 FT K N	Ciemnozielony	Średni obrązowe	SGAF	++	+++	20
7100243995	SF507SGAF-BLK, I/O jasnoszare soczewki	5-1.7 3M 1 FT K N	Czarny	I/O jasnoszare	SGAF	++	+++	20
7100243963	SF509AF-BLK, ciemnosrebrne, lustrzane soczewki	5-3.13M 1 FT	Czarny	Ciemnosrebrne, lustrzane	AS/AF	+	+	20
7100243977	SF517ASP-GRN, szare soczewki IR 1,7,	1.7 3M 1 FT K	Zielono/czarny	IR Szare 1,7	AS+	+++	-	20
7100244062	SF528SGAF-DGR, jasnobrązowe soczewki	5-1.4 3M 1 FT K N	Ciemnozielony	Jasnobrązowe	SGAF	++	+++	20
7100243989	SF530ASP-GRN, szare soczewki IR 3,0	3 3M 1 FT K	Zielono/czarny	Szare, IR 3,0	AS+	+++	-	20
7100243978	SF550ASP-GRN, szare soczewki IR 5,0	5 3M 1 FT K	Zielono/czarny	Szare, IR 5,0	AS+	+++	-	20
Akcesoria								
7100243943	SF500-FOAM, piankowa wkładka do SF500	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	100

Okulary ochronne

3M™ SecureFit™ serii 600



- ▶ Produkty premium 3M™ SecureFit™
- ▶ Technologia 3M™ Pressure Diffusion Temple zapewnia komfortowe i bezpieczne dopasowanie przez cały dzień!
- ▶ Konstrukcja z dwoma soczewkami zapewnia najlepsze parametry optyczne
- ▶ Stylowa, zakrzywiona konstrukcja z półoprawką pasuje do różnych obwodów głowy
- ▶ Kompatybilne z nasznikami przeciwhałasowymi
- ▶ Mięka część nosowa, która poprawia komfort i dopasowanie
- ▶ Dostępna jest piankowa wkładka, która pomaga ograniczyć narażenie oczu na zanieczyszczenia i pyły unoszące się w powietrzu
- ▶ Model SF611AS posiada ciemnoszare, polaryzacyjne soczewki, które chronią przed negatywnym oddziaływaniem promieni odbijanych od powierzchni poziomych
- ▶ Seria posiada także modele z zielonymi, spawalniczymi soczewkami z filtrem IR, stosowane przy spawaniu gazowym i cięciu metali
- ▶ Dodatkowa ochrona UV400 dostępna dla wszystkich nieprzezroczystych soczewek

Nr magazynowy 3M	Referencja produktu, krótki opis	Dane techniczne: oznaczenia soczewek/ oprawek	Kolor oprawki	Kolor soczewek	Powłoka	Odporność na zarysowanie	Odporność na zaparowanie	Min. ilość zamówienia
7100112717	SF601SGAF, przezroczyste soczewki	2C-1.2 3M 1 FT KN	Szary	Przezroczyste	SGAF	++	+++	20
7100112716	SF602SGAF, ciemnoszare soczewki	5-3.1 3M 1 FT KN	Szary	Ciemnoszare	SGAF	++	+++	20
7100112712	SF603SGAF, żółte soczewki	2C-1.2 3M 1 FT KN	Szary	Żółte	SGAF	++	+++	20
7100112718	SF610AS, I/O soczewki lustrzane	5-1.7 3M 1 FT	Szary	I/O lustrzane	AS	+	-	20
7100112713	SF611AS, ciemnoszare, polaryzacyjne soczewki	5-3.1 3M 1 FT	Szary	Ciemnoszare, polaryzacyjne	AS	++	-	20
7100112721	SF617AS, zielone soczewki IR 1,7	1.7 3M 1 F	Szary	zielone, IR 1,7	AS	++	-	20
7100112724	SF630AS, zielone soczewki IR 3,0	3 3M 1 F	Szary	zielone, IR 3,0	AS	++	-	20
7100112715	SF650AS, zielone soczewki IR 5,0	5 3M 1 F	Szary	zielone, IR 5,0	AS	++	-	20
Akcesoria								
7100112725	SF600FI, piankowa wkładka do SF600	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	100

Oferta Solus™ 3M™

- ▶ Solidne okulary ochronne przeznaczone dla pracowników, którzy często zdejmują okulary w pracy
- ▶ Szeroka oferta różnych soczewek i powłok, a także innych akcesoriów takich jak piankowe wkładki /wkładki TPE, które zwiększają poziom ochrony i wydajność do takiej jak w przypadku gogli ochronnych
- ▶ Powłoka 3M™ Scotchgard™ zapewnia odporność na zaparowanie / odporność na zarysowanie

■ **Zobacz broszurę dotyczącą serii 3M™ Solus™**



Okulary ochronne

3M™ Solus™ serii 1000



- ▶ Produkty 3M™ Solus™ to produkty klasy premium
- ▶ Sportowa, niskoprofilowa konstrukcja, w nowoczesnych kolorach oprawek
- ▶ Dostępne są modele w zestawach
- ▶ Zauszniki, paski nagłowne i wkładki można łatwo wymieniać w zależności od zastosowania
- ▶ Okularom ochronnym noszonym z taśmą nagłowną i wkładką, wzrasta odporność mechaniczna na uderzenia, czyli zapewniają ochronę przed uderzeniami o dużej prędkości i średniej energii uderzenia (oznaczenie BT)
- ▶ Dostępna jest piankowa wkładka, która pomaga ograniczyć narażenie oczu na zanieczyszczenia i pyły unoszące się w powietrzu
- ▶ Dostępna jest wkładka z TPE (z soczewką korekcyjną RX lub bez) w celu ochrony przed płynami i dużą ilością pyłu
- ▶ Miękki nosek i miękkie końcówki zauszników poprawiają komfort i dopasowanie
- ▶ Modele S1101SGAF i S1101NSGAF-TSKT można poddawać sterylizacji do 40 razy w autoklawie w temperaturze 121°C
- ▶ Model S1101NSGAF-TSKT został wyposażony w neoprenową taśmę nagłowną
- ▶ Dodatkowa ochrona UV400 dostępna dla wszystkich nieprzezroczystych soczewek

Nr magazynowy 3M	Referencja produktu, krótki opis	Dane techniczne: oznaczenia soczewek/oprawek	Kolor oprawki	Kolor soczewek	Powłoka	Odporność na zarysowanie	Odporność na zaparowanie	Min. ilość zamówienia
7100243970	Model S1101NSGAF-TSKT, Zestaw obejmujący wkładkę TPE, taśmę neoprenową, przezroczyste soczewki	2C-1.2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Niebiesko/czarny	Przezroczyste	SGAF	++	+++	20
7100080258	S1101SGAF, przezroczyste soczewki	2C-1.2 3M 1 BT K N	Niebiesko/czarny	Przezroczyste	SGAF	++	+++	20
7100080184	S1101SGAFKT, zestaw: okulary ochronne, piankowa wkładka i taśma nagłowna	2C-1.2 3M 1 BT K N	Niebiesko/czarny	Przezroczyste	SGAF	++	+++	20
7100080185	S1102SGAF, ciemnoszare soczewki	5-3.1 3M 1 BT K N	Niebiesko/czarny	Ciemnoszare	SGAF	++	+++	20
7100080187	S1103SGAF, żółte soczewki	2C-1.2 3M 1 BT K N	Niebiesko/czarny	Żółte	SGAF	++	+++	20
7100244049	S1107SGAF, I/O jasnoszare soczewki	2C-1.7 3M 1 BT K N	Niebiesko/czarny	I/O jasnoszare	SGAF	++	+++	20
7100078882	S1201SGAF, przezroczyste soczewki	2C-1.2 3M 1 BT K N	Zielono/czarny	Przezroczyste	SGAF	++	+++	20
7100078881	S1201SGAFKT, zestaw: okulary ochronne, piankowa wkładka i taśma nagłowna	2C-1.2 3M 1 BT K N	Zielono/czarny	Bezbarwny	SGAF	++	+++	20
7100244066	S1201SGAF-TSKT, zestaw obejmujący wkładkę TPE, elastyczna taśma nagłowna, przezroczyste soczewki	2C-1.2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Zielono/czarny	Przezroczyste	SGAF	++	+++	20
7100078883	S1202SGAF, ciemnoszare soczewki	5-3.1 3M 1 BT K N	Zielono/czarny	Ciemnoszare	SGAF	++	+++	20
7100080186	S1203SGAF, żółte soczewki	2C-1.2 3M 1 BT K N	Zielono/czarny	Żółte	SGAF	++	+++	20
7100244063	S1207SGAF, I/O jasnoszare soczewki	2C-1.7 3M 1 BT K N	Zielono/czarny	I/O jasnoszare	SGAF	++	+++	20
Aksesoria								
7100081293	1000G, piankowa wkładka do Solus 1000	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	100
7100081292	1000S, taśma nagłowna, regulowana, nylonowa do Solus 1000	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	5
7100243935	S1000TPE, wkładka TPE do Solus 1000	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	20
7100243141	S1000-RX, RX, wkładka na soczewki korekcyjne z wkładką TPE do Solus 1000	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	20

Okulary ochronne

3M™ Solus™ serii 2000



- ▶ Produkty serii 3M™ Solus™
- ▶ Stylowa, niskoprofilowa konstrukcja półoprawki, w nowoczesnych kolorach
- ▶ Zauszniki z regulacją zapadkową umożliwiają użytkownikowi dopasowanie soczewek do rysów twarzy i wyregulowanie położenia okularów
- ▶ Półmiękkie noski i miękkie końcówki zauszników poprawiają komfort i dopasowanie
- ▶ Dostępna jest piankowa wkładka, która pomaga ograniczyć narażenie oczu na zanieczyszczenia i pyły unoszące się w powietrzu
- ▶ Dostępne różne rodzaje powłok
- ▶ Dostępne modele z soczewkami do czytania
- ▶ Dostępne są modele z szarymi, spawalniczymi soczewkami z filtrem IR, stosowane przy spawaniu gazowym i cięciu metali
- ▶ Dodatkowa ochrona UV400 dostępna dla wszystkich nieprzezroczystych soczewek

Nr magazynowy 3M	Referencja produktu, krótki opis	Dane techniczne: oznaczenia soczewek/oprawek	Kolor oprawki	Kolor soczewek	Powłoka	Odporność na zarysowanie	Odporność na zaparowanie	Min. ilość zamówienia
7100208382	S2001AF-BLU, przezroczyste soczewki	2C-1.2 3M 1 FT	Niebiesko/szary	Przezroczyste	AS/AF	+	+	20
7100208825	S2001ASP-BLU, przezroczyste soczewki	2C-1.2 3M 1 FT K	Niebiesko/szary	Przezroczyste	AS+	+++	-	20
7100208751	S2001SGAF-BGR, przezroczyste soczewki	2C-1.2 3M 1 FT K N	Szaro/niebiesko-zielony	Przezroczyste	SGAF	++	+++	20
7100208820	S2001SGAF-BGR-F, przezroczyste, piankowa wkładka	2C-1.2 3M 1 FT K N	Szaro/niebiesko-zielony	Przezroczyste	SGAF	++	+++	20
7100208817	S2001SGAF-RED, przezroczyste soczewki	2C-1.2 3M 1 FT K N	Szaro/czerwony	Przezroczyste	SGAF	++	+++	20
7100208793	S2002SGAF-BGR, ciemnoszare soczewki	5-3.1 3M 1 FT K N	Szaro/niebiesko-zielony	Ciemnoszare	SGAF	++	+++	20
7100209600	S2002SGAF-RED, ciemnoszare soczewki	5-3.1 3M 1 FT K N	Szaro/czerwony	Ciemnoszare	SGAF	++	+++	20
7100208818	S2003SGAF-BGR, żółte soczewki	2C-1.2 3M 1 FT K N	Szaro/niebiesko-zielony	Żółte	SGAF	++	+++	20
7100208819	S2005SGAF-BGR, średniobrązowe soczewki	5-2.5 3M 1 FT K N	Szaro/niebiesko-zielony	Średniobrązowe	SGAF	++	+++	20
7100208815	S2007SGAF-BGR, I/O szare soczewki	5-1.7 3M 1 FT K N	Szaro/niebiesko-zielony	I/O jasnoszare	SGAF	++	+++	20
7100208826	S2024AS-RED, ciemnoczerwone, lustrzane soczewki	5-3.1 3M 1 FT	Szaro/czerwony	Ciemnoczerwone, lustrzane	AS	+	-	20
7100218306	S2015AF-BLU, przezroczyste soczewki, +1,5 dioptrii	2C-1.2 3M 1 FT	Niebiesko/szary	Przezroczyste, +1,5 dioptrii	AS/AF	+	+	20
7100218163	S2020AF-BLU, przezroczyste soczewki, +2,0 dioptrii	2C-1.2 3M 1 FT	Niebiesko/szary	Przezroczyste, +2,0 dioptrii	AS/AF	+	+	20
7100218151	S2025AF-BLU, przezroczyste soczewki, +2,5 dioptrii	2C-1.2 3M 1 FT	Niebiesko/szary	Przezroczyste, +2,5 dioptrii	AS/AF	+	+	20
7100218150	S2017ASP-BLK, szare soczewki IR 1,7	1.7 3M 1 FT K	Zielono/czarny	Szare, IR 1,7	AS+	+++	-	20
7100218153	S2030ASP-BLK, szare soczewki IR 3,0	3 3M 1 FT K	Zielono/czarny	Szare, IR 3,0	AS+	+++	-	20
7100220423	S2050ASP-BLK, szare soczewki IR 5,0	5 3M 1 FT K	Zielono/czarny	Szare, IR 5,0	AS+	+++	-	20
Akcesoria								
7100244145	S2000-FOAM, piankowa wkładka do Solus 2000	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	100

Okulary ochronne 3M™ Solus™ serii CCS



- ▶ Produkty serii 3M™ Solus™
- ▶ Niskoprofilowa konstrukcja okularów i nowoczesne kolory zauszników
- ▶ System CCS (Cord Control System) do mocowania okularów ochronnych razem z wkładkami przeciwhałasowymi ze sznurkiem, jako zestaw gotowy do użycia
- ▶ Dostępna jest piankowa wkładka, która pomaga ograniczyć narażenie oczu na zanieczyszczenia i pyły unoszące się w powietrzu
- ▶ Dostępne są różne rodzaje powłok
- ▶ Dodatkowa ochrona UV400 dostępna dla wszystkich nieprzezroczystych soczewek

Nr magazynowy 3M	Referencja produktu, krótki opis	Dane techniczne: oznaczenia soczewek/ oprawek	Kolor oprawki	Kolor soczewek	Powłoka	Odporność na zarysowanie	Odporność na zaparowanie	Min. ilość zamówienia
7100216507	SCCS01SGAF-GRN, przezroczyste soczewki	2C-1.2 3M 1 FT K N	Limonkowy	Przezroczyste	SGAF	++	+++	20
7100216261	SCCS01SGAF-GRN-F, przezroczyste soczewki, piankowa wkładka	2C-1.2 3M 1 FT K N	Limonkowy	Przezroczyste	SGAF	++	+++	20
7100216621	SCCS02SGAF-GRN, ciemnoszare soczewki	5-3.1 3M 1 FT K N	Limonkowy	Ciemnoszare	SGAF	++	+++	20
7100216595	SCCS07SGAF-GRN, I/O jasnoszare soczewki	5-1.7 3M 1 FT K N	Limonkowy	I/O jasnoszare	SGAF	++	+++	20
7000043086	71511-00000, przezroczyste soczewki	2C-1.2 3M 1 FT	Niebieski	Przezroczyste	AS/AF	+	+	20
Akcesoria								
7100032645	71511-99999, piankowa wkładka do Solus™ CCS	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	100

Oferta 3M™ Virtua™

- ▶ Ekonomiczne rozwiązanie dla pracowników, którzy wymagają okresowej ochrony oczu i często zdejmują okulary w ciągu dnia pracy



3M™ seria Virtua™



- ▶ Ekonomiczna oferta okularów ochronnych
- ▶ Smukły, uniwersalny wzór, bardzo popularny na całym świecie
- ▶ Łatwe do czyszczenia
- ▶ Dostępne różne rodzaje powłok
- ▶ Dostępna, ekonomiczna wersja w opakowaniu tzw. bulk (5-paki), 100 sztuk w kartonie zbiorczym

Nr magazynowy 3M	Referencja produktu, krótki opis	Dane techniczne: oznaczenia soczewek/oprawek	Kolor oprawki	Kolor soczewek	Powłoka	Odporność na zarysowanie	Odporność na zaparowanie	Min. ilość zamówienia
7000061918	71500-00001, przezroczyste soczewki	2C-1.2 3M 1 FT	Przezroczysty	Przezroczyste	AS	++	-	20
7000061919	71500-00002, średnioszare soczewki	5-2.5 3M 1 FT	Szary	Średnioszare	AS	++	-	20
7000061920	71500-00003, , żółte soczewki	2C-1.2 3M 1 FT	Żółty	Żółte	AS	++	-	20
7000061921	71500-00004, średnioniebieskie, lustrzane soczewki	5-2.5 3M 1 FT	Szary	Niebieskie, lustrzane	AS	+	-	20
7000061922	71500-00008, przezroczyste soczewki, na mały obwód głowy (H)	2C-1.2 3M 1 FT / 3M FT H	Przezroczysty	Przezroczyste	AS/AF	+	+	20
7100244069	715001AF, przezroczyste soczewki	2C-1.2 3M 1 FT	Przezroczysty	Przezroczyste	AS/AF	+	+	20
7100244065	715001AF, przezroczyste soczewki, wersja bulk (5-pak)	2C-1.2 3M 1 FT	Przezroczysty	Przezroczyste	AS/AF	+	+	100
7100244050	715002AF, średnioszare soczewki	5-2.5 3M 1 FT	Szary	Średnioszare	AS/AF	+	+	20
7100243988	715003AF, żółte soczewki	2C-1.2 3M 1 FT	Żółty	Żółte	AS/AF	+	+	20

Seria okularów ochronnych 3M™ Virtua™ AP



- ▶ Ekonomiczna, podstawowa oferta okularów ochronnych
- ▶ Solidna, wytrzymała konstrukcja
- ▶ Łatwe do czyszczenia

Nr magazynowy 3M	Referencja produktu, krótki opis	Dane techniczne: oznaczenia soczewek/oprawek	Kolor oprawki	Kolor soczewek	Powłoka	Odporność na zarysowanie	Odporność na zaparowanie	Min. ilość zamówienia
7100006209	71512-00000, przezroczyste soczewki	2C-1.2 3M 1 FT	Przezroczysty	Przezroczyste	AS	++	-	20
7100010682	71512-00001, średnioszare soczewki	5-2.5 3M 1 FT	Szary	Średnioszare	AS	++	-	20

3M™ OTG

- ▶ Okulary ochronne, nakładkowe (OTG) zostały zaprojektowane do noszenia na okularach korekcyjnych lub do ogólnych zastosowań
- ▶ Idealne jako dodatkowe zabezpieczenie korekcyjnych okularów, jeśli pracownik potrzebuje ochrony oczu, gdy okulary ochronne, korekcyjne nie są dostępne



Okulary ochronne, nakładkowe

3M™ SecureFit™ serii 3700



- ▶ Najwyższej jakości seria okularów ochronnych, nakładkowych (OTG)
- ▶ Technologia 3M™ Pressure Diffusion Temple zapewnia komfortowe i bezpieczne dopasowanie przez cały dzień
- ▶ Zaprojektowane z myślą o noszeniu przez cały dzień przez pracowników, którzy noszą okulary korekcyjne
- ▶ Dostępne w różnych, nowoczesnych kolorach oprawek
- ▶ Regulowane zauszniki umożliwiają użytkownikowi dopasowanie soczewek do rysów twarzy i wyregulowanie położenia okularów
- ▶ Kompatybilne z nasznikami przeciwhałasowymi
- ▶ Miękka część nosowa, która poprawia komfort i dopasowanie
- ▶ Dostępne modele w opcji z miękką osłoną brwi, która zapewnia więcej miejsca w razie potrzeby na niektóre okulary korekcyjne
- ▶ Dostępne modele z szarymi, spawalniczymi soczewkami z filtrem IR, stosowane przy spawaniu gazowym i cięciu metali
- ▶ Dodatkowa ochrona UV400 dostępna dla wszystkich nieprzezroczystych soczewek

Nr magazynowy 3M	Referencja produktu, krótki opis	Dane techniczne: oznaczenia soczewek/oprawek	Kolor oprawki	Kolor soczewek	Powłoka	Odporność na zarysowanie	Odporność na zaparowanie	Min. ilość zamówienia
7100209340	SF3701ASP-BLU, przezroczyste soczewki	2C-1,2 3M 1 FT K	Niebieski	Przezroczyste	AS+	+++	-	20
7100209252	SF3701SGAF-BLU, przezroczyste soczewki	2C-1,2 3M 1 FT K N	Niebieski	Przezroczyste	SGAF	++	+++	20
7100209413	SF3701SGAF-GRN, przezroczyste soczewki	2C-1,2 3M 1 FT K N	Zielony	Przezroczyste	SGAF	++	+++	20
7100209425	SF3701XSGAF-BLU, przezroczyste soczewki	2C-1,2 3M 1 FT K N	Niebieski	Przezroczyste	SGAF	++	+++	20
7100209384	SF3702SGAF-BLU, ciemnoszare soczewki	5-3,1 3M 1 FT KN	Niebieski	Ciemnoszare	SGAF	++	+++	20
7100209416	SF3702XSGAF-BLU, ciemnoszare soczewki	5-3,1 3M 1 FT KN	Niebieski	Ciemnoszare	SGAF	++	+++	20
7100209426	SF3703SGAF-GRN, żółte soczewki	2C-1,2 3M 1 FT KN	Zielony	Żółte	SGAF	++	+++	20
7100209427	SF3707SGAF-BLU, I/O jasnoszare soczewki	5-1,7 3M 1 FT KN	Niebieski	I/O jasnoszare	SGAF	++	+++	20
7100209428	SF3707XSGAF-BLU, I/O jasnoszare soczewki	5-1,7 3M 1 FT KN	Niebieski	I/O jasnoszare	SGAF	++	+++	20
7100217946	SF3717ASP-BLK, szare soczewki IR 1,7	1,7 3M 1 FT K	Czarny	Szare, IR 1,7	AS+	+++	-	20
7100218079	SF3750ASP-BLK, szare soczewki IR 5,0	5 3M 1 FT K	Czarny	Szare, IR 5,0	AS+	+++	-	20

3M™ seria 2800



- ▶ Dobrej jakości seria okularów ochronnych, nakładkowych (OTG)
- ▶ Pasuje do większości okularów korekcyjnych
- ▶ Regulowane zauszniki umożliwiają użytkownikowi dopasowanie soczewek do rysów twarzy i wyregulowanie położenia okularów
- ▶ Zauszniki z regulacją długości, aby zapewnić dobre dopasowanie
- ▶ Powłoka odporna na zarysowania dla zwiększenia trwałości
- ▶ Dostępne modele ze spawalniczą soczewką, z filtrem IR 5, stosowane do spawania gazowego i cięcia metali

Nr magazynowy 3M	Referencja produktu, krótki opis	Dane techniczne: oznaczenia soczewek/oprawek	Kolor oprawki	Kolor soczewek	Powłoka	Odporność na zarysowanie	Odporność na zaparowanie	Min. ilość zamówienia
7000032493	2800, przezroczyste soczewki	2C-1.2 3M 1 FT	Niebieski	Przezroczyste	AS	++	-	20
7100050502	2801, ciemnoszare soczewki	5-3.1 3M 1 FT	Niebieski	Ciemnoszare	AS	++	-	20
7000032494	2802, żółte soczewki	2-1.2 3M 1 FT	Niebieski	Żółte	AS	++	-	20
7000061936	2805, stopień zaciemnienia 5,0	4-5 3M 1 FT	Niebieski	Zielone, IR 5,0	AS	++	-	20

3M™ seria Visitor



- ▶ Ekonomiczna oferta okularów ochronnych, nakładkowych (OTG)
- ▶ Pasuje do niewielkich okularów korekcyjnych
- ▶ Bez powłoki
- ▶ Stosowane głównie jako okulary dla gości, do krótkotrwałego użytkowania

Nr magazynowy 3M	Referencja produktu, krótki opis	Dane techniczne: oznaczenia soczewek/oprawek	Kolor oprawki	Kolor soczewek	Powłoka	Odporność na zarysowanie	Odporność na zaparowanie	Min. ilość zamówienia
7000062913	71448-00001, przezroczyste soczewki	2C-1,2 3M 1 F	Przezroczysty	Przezroczyste	Brak	-	-	20

Oferta gogli ochronnych 3M™

- ▶ Ochrona przed określonymi zagrożeniami takimi jak: pył, ciecze, gaz, stopiony metal i/lub ochrona przed uderzeniami



Gogle ochronne 3M™ GoggleGear™ serii 6000



- ▶ Wysokiej jakości, sferyczna, zakrzywiona konstrukcja soczewki zapewniająca optymalne poziome i pionowe pole widzenia
- ▶ Duży profil gogli, zapewnia wystarczającą ilość miejsca, aby zmieścić się na większości okularów korekcyjnych. Gogle posiadają pośrednią wentylację, która chroni przed zaparowaniem
- ▶ Dostępne w różnych, nowoczesnych kolorach
- ▶ Model GG6001NSGAF-BLU z neoprenową taśmą nagłówną można sterylizować do 40 razy w autoklawie, w temperaturze 121°C
- ▶ Szeroka, elastyczna część nosowa, zapewnia dobre dopasowanie z półmaskami
- ▶ Dostępna wersja z uchylną, szarą soczewką z filtrem spawalniczym IR 5, stosowana przy spawaniu gazowym i cięciu metali
- ▶ Posiada łatwą w regulacji, komfortową, szeroką, tekstylną taśmę nagłówną

Nr magazynowy 3M	Referencja produktu, krótki opis	Dane techniczne: oznaczenia soczewek / oprawek	Kolor oprawki	Kolor soczewek	Powłoka	Odporność na zarysowanie	Odporność na zaparowanie	Wentylacja	Ochrona przed rozbryzgami (oznaczenie 3)	Ochrona przed dużymi cząstkami pyłu (oznaczenie 4)	Ochrona przed drobnymi cząstkami pyłu (oznaczenie 5)	Ochrona przed stopionym metalem (oznaczenie 9)	Min. ilość zamówienia
7100216582	GG6001SGAF-BLK, przezroczyste soczewki	2C-1.2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Czarno/ czarny	Przezroczyste, poliwęglanowe	SGAF	++	+++	Pośrednia	✓	✓			10
7100216617	GG6001SGAF-GRN, przezroczyste soczewki	2C-1.2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Zielono/ czarny	Przezroczyste, poliwęglanowe	SGAF	++	+++	Pośrednia	✓	✓			10
7100216192	GG6001SGAF-RED, przezroczyste soczewki	2C-1.2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Czarno/ czerwony	Przezroczyste, poliwęglanowe	SGAF	++	+++	Pośrednia	✓	✓			10
7100216191	GG6001NSGAF-BLU, taśma neoprenowa, przezroczyste soczewki	2C-1.2 3M 1 BT K N / 3M BT 3 4	Czarno/ niebieski	Przezroczyste, poliwęglanowe	SGAF	++	+++	Pośrednia	✓	✓			10
7100244200	GG6001SGAF-IR5, przezroczyste soczewki, z szarymi, uchylnymi, spawalniczymi soczewkami IR 5	2C-1.2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT Uchylne soczewki: 5 3M 1	Czarno/ czarny	Przezroczyste i szare, spawalnicze soczewki z poliwęglanu IR 5	SGAF i IR>AS	++ ++	+++ -	Pośrednia	✓	✓			10
7100216514	GG6002SGAF-BLK, ciemnoszare soczewki	5-3.1 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Czarno/ czarny	Ciemnoszare, poliwęglanowe soczewki	SGAF	++	+++	Pośrednia	✓	✓			10
Akcesoria													
7100243987	GG6050AS-CLENS, szare, uchylne, spawalnicze soczewki z filtrem IR 5	5 3M 1	nie dotyczy	IR 5,0 poliwęglanowe	AS	++	-	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	20

Gogle ochronne 3M™ GoggleGear™ serii 500



- ▶ Wysokiej jakości, sferyczna, zakrzywiona konstrukcja soczewki zapewnia optymalne, poziome i pionowe pole widzenia
- ▶ Niewielki profil gogli, lekki i wygodny przy noszeniu przez długi czas
- ▶ Model GG501NSGAF-BLU z neoprenową taśmą nagłówną można sterylizować do 40 razy w autoklawie, w temperaturze 121°C
- ▶ Szeroka, elastyczna część nosowa, zapewnia dobre dopasowanie do półmasek
- ▶ Dostępny model z zieloną, spalniczą soczewką z filtrem IR 5, stosowany do spawania gazowego i cięcia metali
- ▶ Dostępna wkładka na soczewki korekcyjne

Nr magazynowy 3M	Referencja produktu, krótki opis	Dane techniczne: oznaczenia soczewek/oprawek	Kolor oprawki	Kolor soczewek	Powłoka	Odporność na zarysowanie	Odporność na zaparowanie	Wentylacja	Ochrona przed rozbryzganiami cieczy (oznaczenie 3)	Ochrona przed dużymi cząstkami pyłu (oznaczenie 4)	Ochrona przed drobnymi cząstkami pyłu (oznaczenie 5)	Ochrona przed stopionym metalem (oznaczenie 9)	Min. ilość zamówienia
7100185183	GG501NSGAF-BLU, taśma neoprenowa, przezroczyste soczewki	2C-1.2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Niebieski	Przezroczyste, poliwęglanowe	SGAF	++	+++	Pośrednia	✓	✓			10
7100074368	GG501SGAF, przezroczyste soczewki	2C-1.2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Czerwony	Przezroczyste, poliwęglanowe	SGAF	++	+++	Pośrednia	✓	✓			10
7100185290	GG502SGAF, ciemnoszare soczewki	5-3.1 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Czerwony	Ciemnoszare, poliwęglanowe soczewki	SGAF	++	+++	Pośrednia	✓	✓			10

3M™ seria 2890



- ▶ Cylindryczna, zakrzywiona konstrukcja soczewek zapewnia optymalne, poziome pole widzenia
- ▶ Duży profil gogli, z wystarczającą ilością miejsca, aby zmieścić się na większości okularów korekcyjnych
- ▶ Szeroka, elastyczna część nosowa, zapewnia dobre dopasowanie do półmasek
- ▶ Dostępne opcje soczewek z octanu, które zapewniają lepszą odporność chemiczną (większą trwałość) i większy komfort
- ▶ Dostępne wersje z wentylacją pośrednią i szczelne
- ▶ Dostępny model z zieloną, spawalniczą soczewką z filtrem IR 5, stosowany do spawania gazowego i cięcia metali

Nr magazynowy 3M	Referencja produktu, krótki opis	Dane techniczne: oznaczenia soczewek/oprawek	Kolor oprawki	Kolor soczewek	Powłoka	Odporność na zarysowanie	Odporność na zaparowanie	Wentylacja	Ochrona przed rozbrzygnięciami cieczy (oznaczenie 3)	Ochrona przed dużymi cząstkami pyłu (oznaczenie 4)	Ochrona przed drobnymi cząstkami pyłu (oznaczenie 5)	Ochrona przed stopionym metalem (oznaczenie 9)	Min. ilość zamówienia
7000032480	2890, przezroczyste, poliwęglanowe soczewki	2C-1.2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT	Szaro/jasnoszary	Przezroczyste, poliwęglanowe	AS/AF	++	++	Pośrednia	✓	✓			10
7000032481	2890A, przezroczyste, octanowe soczewki	2C-1.2 3M 1 FT N / 3M 3 4 FT	Szaro/jasnoszary	Przezroczyste, octanowe	AF		++	Pośrednia	✓	✓			10
7000061924	2890S, przezroczyste, poliwęglanowe soczewki	2C-1.2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 5 BT	Szaro/jasnoszary	Przezroczyste, poliwęglanowe	AS/AF	++	++	Szczelne	✓	✓	✓		10
7000032483	2890SA, przezroczyste, octanowe soczewki	2C-1.2 3M 1 FT N / 3M 3 4 5 FT	Szaro/jasnoszary	Przezroczyste, octanowe	AF		++	Szczelne	✓	✓	✓		10
7100146292	2891-SGAF, przezroczyste, poliwęglanowe soczewki	2C-1.2 3M 1 BT 9 K N / 3M 3 4 9 BT	Szaro/ciemnoszary	Przezroczyste, poliwęglanowe	SGAF	++	+++	Pośrednia	✓	✓		✓	10
7100146291	2891S-SGAF, przezroczyste, poliwęglanowe soczewki	2C-1.2 3M 1 BT 9 K N / 3M 3 4 5 9 BT	Szaro/ciemnoszary	Przezroczyste, poliwęglanowe	SGAF	++	+++	Szczelne	✓	✓	✓	✓	10
7100010431	2895S, zielone, spawalnicze z filtrem IR5, poliwęglanowe soczewki	5 3M 1 B K N / 3M 3 4 5 B	Szaro/jasnoszary	IR 5,0 poliwęglanowe	AS/AF	++	++	Szczelne	✓	✓	✓		10

Gogle ochronne 3M™ serii Fahrenheit™



- ▶ Cylindryczna, zakrzywiona konstrukcja soczewek zapewnia optymalne, poziome pole widzenia
- ▶ Duży profil gogli, z wystarczającą ilością miejsca, aby zmieścić się na większości okularów korekcyjnych
- ▶ Opcjonalne octanowe soczewki zapewniają lepszą odporność na substancje chemiczne
- ▶ Dostępne wersje z wentylacją pośrednią i szczelne

Nr magazynowy 3M	Referencja produktu, krótki opis	Dane techniczne: oznaczenia soczewek/oprawek	Kolor oprawki	Kolor soczewek	Powłoka	Odporność na zarysowanie	Odporność na zaparowanie	Wentylacja	Ochrona przed rozbryzgiem cieczy (oznaczenie 3)	Ochrona przed dużymi cząstkami pyłu (oznaczenie 4)	Ochrona przed drobnymi cząstkami pyłu (oznaczenie 5)	Ochrona przed stopionym metalem (oznaczenie 9)	Min. ilość zamówienia
7000062781	71360-00011, przezroczyste, poliwęglanowe soczewki	2C-1.2 3M 1 BT / 3M 3 4 BT	Niebieski	Przezroczyste, poliwęglanowe	AS/AF	+	+	Pośrednia	✓	✓			10
7000062782	71360-00012, przezroczyste, poliwęglanowe soczewki	2C-1.2 3M 1 BT / 3M 3 4 BT	Niebieski	Przezroczyste, poliwęglanowe	AS	+	-	Pośrednia	✓	✓			10
7000062783	71360-00013, TN-Wear, neoprenowa taśma nagłowna, przezroczysta, octanowa soczewka	2C-1.2 3M 1 F 9 / 3M 3 4 9 F	Niebieski	Przezroczyste, octanowe	AS/AF		++	Pośrednia	✓	✓		✓	10
7100010410	71360-00015, szczelne, neoprenowa taśma nagłowna, przezroczysta, octanowa soczewka	2C-1.2 3M 1 F 9 / 3M 3 4 9 F	Niebieski	Przezroczyste octanowe	AS/AF		++	Szczelne	✓	✓		✓	10
7000062786	71360-00017 wersja nahełmowa, przezroczyste, octanowe soczewki	2C-1.2 3M 1 F 9 / 3M 3 4 9 F	Niebieski	Przezroczyste, octanowe	AS/AF		++	Szczelne	✓	✓		✓	10
Akcesoria													
7000061926	71360-00006, T-N-Wear, wymienne taśmy nagłowne	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	brak		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	10

Gogle ochronne 3M™ serii 4700 i 4800



- ▶ Podstawowa, ekonomiczna oferta gogli ochronnych
- ▶ Tylko płaskie soczewki
- ▶ Nieprzeznaczone do noszenia na okularach korekcyjnych
- ▶ 4700 z bezpośrednią wentylacją tylko w celu ochrony przed uderzeniami (bez ochrony przed rozbryzgami)

Nr magazynowy 3M	Referencja produktu, krótki opis	Dane techniczne: oznaczenia soczewek/ oprawek	Kolor oprawki	Kolor soczewek	Powłoka	Odporność na zarysowanie	Odporność na zaparowanie	Wentylacja	Ochrona przed rozbryzgami cieczy (oznaczenie 3)	Ochrona przed dużymi cząstkami pyłu (oznaczenie 4)	Ochrona przed drobnymi cząstkami pyłu (oznaczenie 5)	Ochrona przed stopionym metalem (oznaczenie 9)	Min. ilość zamówienia
7000061933	71359-00000, 4700, przezroczyste, poliwęglanowe soczewki	3M 1 B / 3M B	Przezroczysto/ czerwony	Przezroczyste, poliwęglanowe	Brak	-	-	Bezpośrednia					200
7000062914	71347-00011, 4800, przezroczyste, poliwęglanowe soczewki	3M 1 B / 3M 3 B	Przezroczysto/ czerwony	Przezroczyste, poliwęglanowe	Brak	-	-	Pośrednia	✓				200
7000062915	71347-00014, 4800, przezroczyste, poliwęglanowe soczewki	3M 1 B / 3M 3 B	Przezroczysto/ czarny	Przezroczyste, poliwęglanowe	AF	-	+	Pośrednia	✓				200

Akcesoria

Duże, usztywnione etui na okulary ochronne 3M™



Nr magazynowy 3M	Referencja produktu, krótki opis	
7000061939	Sztywne, duże, szlufka na pasek	12-0200-00

Etui na okulary ochronne 3M™



Nr magazynowy 3M	Referencja produktu, krótki opis	
7000061941	Półsztywne, klips do paska / sprzączka	12-0500-00

Etui na okulary ochronne 3M™



Nr magazynowy 3M	Referencja produktu, krótki opis	
7000032497	Futurał, zamek błyskawiczny	12-0600-00

Sakiewka z mikrofibry na okulary ochronne 3M™



Nr magazynowy 3M	Referencja produktu, krótki opis	
7000032498	Sakiewka z mikrofibry (okulary ochronne)	26-6780-00

Etui z mikrofibry na gogle 3M™



Nr magazynowy 3M	Referencja produktu, krótki opis	
7000061943	Duże etui z mikrofibry (gogle)	26-6800-00

Ściereczka do czyszczenia soczewek z mikrofibry 3M™



Nr magazynowy 3M	Referencja produktu, krótki opis	
7000032500	Ściereczka do czyszczenia soczewek z mikrofibry	26-6710-00

Akcesoria

Pojemnik na jednorazowe chusteczki do czyszczenia soczewek 3M™



Nr magazynowy 3M	Referencja produktu, krótki opis	
7000062429	Opakowanie jednorazowych chusteczek do czyszczenia soczewek (grupa językowa A)	83735-00000A
7000062659	Opakowanie jednorazowych chusteczek do czyszczenia soczewek (grupa językowa B)	83735-00000B

Podajnik na chusteczki do czyszczenia soczewek 3M™



Nr magazynowy 3M	Referencja produktu, krótki opis	
7100014390	Jednorazowe chusteczki do czyszczenia soczewek, 500 saszetek	26-2000-00

Płyn do czyszczenia soczewek 3M™



Nr magazynowy 3M	Referencja produktu, krótki opis	
7000062428	Płyn do czyszczenia soczewek, 120 ml (grupa językowa A)	71329-00000A
7000062658	Płyn do czyszczenia soczewek, 120 ml (grupa językowa B)	71329-00000B

Akcesoria

3M™ Sznurek do okularów ochronnych na szyję z bezpiecznym zapięciem



Nr magazynowy 3M	Referencja produktu, krótki opis	
7000095022	Sznurek na szyję z bezpiecznym zapięciem	272

Sznurek na szyję do okularów 3M™



Nr magazynowy 3M	Referencja produktu, krótki opis	
7000061868	Sznurek do okularów na szyję	90943

Nylonowy sznurek na szyję do okularów o chronnych 3M™



Nr magazynowy 3M	Referencja produktu, krótki opis	
7000032501	Nylonowy, elastyczny, regulowany, czarny	90931-00000

Dodatkowe informacje



Rodzaje powłok i soczewek

Tabela z rodzajami powłok

Powłoka	Oznakowanie	Odporność na zarysowanie	Odporność na zaparowanie
AS		++	-
AS+	K	+++	-
AS/AF		+	+
SGAF	KN	++	+++
AF			++
AF+	N		+++

Rodzaje filtrów soczewek

Począwszy od: 2(C) -	Filtr ultrafioletowy UV
Począwszy od: 4 -	Filtr podczerwieni IR
Począwszy od: 5 -	Filtr chroniący przed olśnieniem słonecznym bez ochrony IR
Tylko jedna liczba (1,7 lub 3,0 lub 5,0)	Filtr UV i IR (stosowany do spawania gazowego)

Zobacz film o powłoce 3M™ Scotchgard™

Definicje



Regulowane zauszniki

Zauszniki z regulacją zapadkową, które zapewniają lepsze dopasowanie do twarzy użytkownika oraz pozwalają wyregulować pozycję okularów ochronnych, dzięki czemu zwiększony jest także komfort użytkownika.



Odporność na zaparowanie (oznaczenie N)

Soczewki z powłoką odporną na zaparowanie, która zapewnia większą przejrzystość soczewek, spełnia wymagania normy EN 166.



Możliwość sterylizacji w autoklawie – okulary ochronne

Przetestowane w celu zapewnienia, że nadal zapewniają ochronę po sterylizacji w autoklawie, w temperaturze 121°C.




Osłona brwi

Dodatkowa osłona brwi, która pozostawia przestrzeń, aby ułatwić przepływ powietrza.



System mocowania sznurka: Cord Control System (CCS)

Zaprojektowane, by mieć okulary ochronne i wkładki przeciwhałasowe zawsze przy sobie, niesplątane i gotowe do użycia.




Ochrona przed kroplami i rozbryzgami cieczy (oznaczenie 3)

Spełniają wymagania normy EN 166: 2001 w celu zapewnienia ochrony przed kroplami i rozbryzgami cieczy.



Konstrukcja z podwójną soczewką

Okulary ochronne zaprojektowane z dwoma oddzielnymi soczewkami po lewej i prawej stronie.



Ochrona przed dużymi cząstkami kurzu (oznaczenie 4)

Spełniają wymagania normy EN 166:2001 w zakresie zapewnienia ochrony przed dużymi cząstkami pyłu.




Kompatybilność z maskami

Zaprojektowane z myślą o lepszej kompatybilności, dopasowaniu podczas noszenia z półmaską ochronną.



Piankowa wkładka

Pomaga ograniczyć narażenie oczu na zanieczyszczenia, ale nie jest tak szczelnie dopasowana jak gogle.



Ochrona gazowa (oznaczenie 5)

Spełniają wymagania normy EN 166:2001 w zakresie zapewnienia ochrony przed gazami i drobnymi cząstkami pyłu.



Gogle ochronne

Zaprojektowane do idealnego przylegania do twarzy użytkownika. Możliwa odporność na rozbryzgi/krople, pył i/lub drobne cząstki pyłu/gazu.

Definicje



Kompatybilne z ochroną słuchu

Zaprojektowane z myślą o lepszej kompatybilności z ochroną słuchu w celu zmniejszenia utraty parametrów tłumienia.



Ochrona przed uderzeniem o dużej prędkości i średniej energii (oznaczenie B)

Spełniają wymagania normy EN 166: 2001 w zakresie zapewnienia ochrony przed uderzeniami o średniej energii (120 m/s).



Ochrona przed uderzeniami o dużej prędkości i niskiej energii (F)

Spełniają wymagania normy EN 166:2001 w zakresie zapewnienia ochrony przed uderzeniami o niskiej energii (45 m/s).



Ochrona przed stopionym metalem (oznaczenie 9)

Gogle ochronne spełniają wymagania normy EN 166: 2001 w celu zapewnienia ochrony przed stopionymi metalami i gorącymi ciałami stałymi.



Technologia 3M™ Pressure Diffusion Temple

Zauszniki okularów automatycznie dostosowują się do różnych obwodów głowy, rozpraszając nacisk za uchem i zwiększając komfort użytkownika.




Soczewki do czytania

Soczewki dwuogniskowe ułatwiają czytanie drobnego druku lub widoczność drobnych elementów.




Powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie 3M™ Scotchgard™

Trwalsza niż tradycyjne powłoki odporne na zaparowanie oraz pozostaje skuteczna do 25 myć wodą. Powłoka została przetestowana zgodnie z normą EN 168 pod kątem odporności na zaparowanie i zarysowanie, posiada oznaczenie KN.



Odporność na zarysowanie (oznaczenie K)

Soczewki z powłoką odporną na zarysowanie i zapewniają większą przejrzystość soczewek, zgodnie z wymaganiami normy EN 166.



Regulacja długości zauszników

Zauszniki z regulacją długości, aby zapewnić lepsze dopasowanie.



Wkładka TPE

Pomaga ograniczyć ekspozycję oczu na zanieczyszczenia i umożliwia zamianę okularów na gogle chroniące przed rozpryskami cieczy i pyłem.



Ochrona przed promieniowaniem UV

Soczewki absorbują do 99,9% szkodliwego promieniowania UVA i UVB oraz spełniają wymagania normy EN 166.



UV400

Soczewki poliwęglanowe z oznaczeniem UV400 pochłaniają 99,9% promieni UVA, UVB i UVC o długości fali od 200 nm do 400 nm.

Ważna uwaga

Wybór i wykorzystanie produktów: Właściwości produktów 3M podczas aplikacji mogą ulec zmianie ze względu na różnorodne warunki będące poza kontrolą 3M, o których wiedzę posiada tylko użytkownik. Z tego powodu to użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę przydatności i możliwości wykorzystania produktu do danego zastosowania. Użytkownik jest także odpowiedzialny za przeprowadzenie oceny ryzyka w miejscu pracy i zapoznanie się ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i normami krajowymi i/lub europejskimi. Nieprawidłowa ocena i wybór oraz użytkowanie produktu 3M niezgodnie z obowiązującymi instrukcjami oraz bez odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej albo niespełnienie wymaganych regulacji w zakresie bezpieczeństwa mogą skutkować uszkodzeniami ciała, chorobą, śmiercią i/lub szkodami mienia.

Gwarancja i ograniczone środki ostrożności: W przypadku produktów 3M ma zastosowanie ograniczenie odpowiedzialności. Oświadczenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności znajdują się w umowie dostawy lub w warunkach sprzedaży firmy 3M.

Produkty profesjonalne i przemysłowe firmy 3M są przeznaczone, oznakowane i pakowane do sprzedaży przeszkolonym klientom profesjonalnym i przemysłowym do użytku w miejscu pracy.

3M Science.
Applied to Life.™

3M Poland Sp. z o.o.
al. Katowicka 117
Kajetany
05-830 Nadarzyn
Telefon: +48 22 739 60 00
www.3M.pl/bhp