

3M™ E-A-R™ Classic Small™ inserti auricolari

Scheda tecnica



Descrizione prodotto

Gli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Classic™ Small sono monouso e progettati per essere inseriti nel condotto uditivo al fine di contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore.

È possibile utilizzare questi inserti auricolari per la protezione in ambienti con livelli di rumore da moderati ad alti, fornendo una protezione efficace a tutte le frequenze di test. Fare riferimento alla tabella dei valori di attenuazione per ulteriori dettagli.

Caratteristiche principali

- ▶ SNR 29 dB
- ▶ La forma cilindrica più piccola agevola l'adattamento ai condotti uditivi piccoli
- ▶ La schiuma proprietaria ad assorbimento di energia e a recupero lento agevola l'inserimento degli inserti auricolari
- ▶ La schiuma a recupero lento contribuisce a facilitare l'inserimento
- ▶ La morbida schiuma flessibile si adatta alla forma del condotto uditivo per comfort e vestibilità
- ▶ Resistenti all'umidità, hanno meno probabilità di gonfiarsi a causa dell'assorbimento di umidità, riducendo così al minimo la necessità di reinserire spesso l'inserto auricolare
- ▶ Disponibili solo nella versione senza cordino (AM-01-000)
- ▶ Compatibili con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear

Standard e approvazione:

Questo prodotto è conforme alle Direttive o ai Regolamenti appropriati per soddisfare i requisiti per la marcatura CE e/o UKCA.

Il testo completo della dichiarazione di conformità europea è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.3M.com/hearing/certs.

Materiali

Inserti auricolari	PVC (Schiuma polimerica a lenta espansione con tecnologia proprietaria)
--------------------	---

Avviso importante

Sceita del prodotto e utilizzo molti fattori fuori dal controllo di 3M, noti solo all'utilizzatore, possono influenzare l'uso e le performance di un prodotto 3M per una particolare applicazione. Di conseguenza, il cliente è l'unico responsabile in grado di valutare il prodotto e determinare se questo sia appropriato e adatto per l'applicazione richiesta. Inoltre dovrà eseguire il processo di valutazione dei rischi sul posto di lavoro e controllare le normative e norme nazionali e/o europee applicabili. Non valutare o scegliere adeguatamente un prodotto 3M, non utilizzarlo nella forma corretta, non adottare le misure di sicurezza appropriate o non ottemperare a tutte le normative di sicurezza applicabili, potrebbe provocare lesioni, malattia, morte, e/o danni alla proprietà.

Garanzia, risarcimento parziale e limitazione di responsabilità ai prodotti 3M si applica una limitazione di responsabilità. Per la dichiarazione di garanzia e la limitazione di responsabilità, fare riferimento al contratto di fornitura o ai termini e condizioni di vendita 3M.

I prodotti 3M per uso industriale e professionale sono indicati, classificati e confezionati per la vendita a clienti dei settori industriali e professionali che sono stati appositamente addestrati per l'utilizzo sul posto di lavoro.

Gamma di dimensioni nominali

Dimensioni minime: 5 mm

Dimensioni massime: 12 mm

Valori di attenuazione:

	Frequenza (Hz) <i>f</i>								H	M	L	SNR
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
Mf (dB)	23,8	25,7	26,3	28,7	28,9	31,6	40,8	37,5	32,4	29,2	27,4	31,8
Sf (dB)	5,7	4,4	4,3	4,3	3,8	3,2	2,8	3,9	2,1	2,9	3,1	2,4
APVf (dB)	18,1	21,3	22,0	24,4	25,1	28,4	38,0	33,6	30	26	24	29

Legenda:

f = Frequenza di test

Mf = Valore di attenuazione media

Sf = Deviazione standard

APVf (Mf - Sf) = Valore di protezione prevista

H = Valore di attenuazione ad alta frequenza (riduzione del livello di rumore prevista per il rumore con LC - LA = -2 dB)

M = Valore di attenuazione a frequenza media (riduzione del livello di rumore prevista per il rumore con LC - LA = +2 dB)

L = Valore di attenuazione a frequenza bassa (riduzione del livello di rumore prevista per il rumore con LC - LA = +10 dB)

SNR = Single Number Rating (valore che viene sottratto dal livello di pressione acustica ponderato C misurato, LC, al fine di valutare il livello di pressione acustica ponderato A percepito dall'orecchio).

Le informazioni sulla durata di conservazione e sulla vita utile sono disponibili nelle istruzioni per l'utente.

Prodotti per la sicurezza sul lavoro

3M Italia srl
via N. Bobbio 21,
20096 Piosello (MI)
Tel: 02 7035 1
E-mail: 3Msicurezza@mmm.com
www.3Msicurezza.it

3M (Svizzera) GmbH
Eggstrasse 91
CH-8803 Rüslikon
Svizzera
www.3mschweiz.ch/arbeitschutz

Versione 4

Questa versione è l'unico documento applicabile al(a) prodotto(i) dalla rispettiva data di pubblicazione.

© 3M 2023.

3M, Classic, E-A-R ed E-A-Rfit sono marchi commerciali di 3M Company. Tutti i diritti riservati.