



Ciencia.
Aplicada a la vida.™

Sistema de Taza Atomizadora PPS™ Serie 2.0 de 3M™

Numero de Parte Guía de Referencia



Mejor. Para ayudarte a hacerte mejor.

Presentamos el Sistema de Taza Atomizadora PPS™ Serie 2.0 de 3M™

Reinventado desde arriba hasta abajo, diseñado para ayudarte a hacer su vida más fácil. Para hacer su proceso de pintura más rápido y limpio. Para hacerle mejor pintor, más productivo y seguro en la calidad de su trabajo y mejorar cada vez más las expectativas de sus clientes y taller.



PN	Descripción	Art./ Paq.	Paqts./ Caja	PPS™ 1.0 Legacy PN
Kits de Sistema de Tazas Desechables de 200 micrones				
Cada kit contiene: 50 tapas y desechable, 32 tapones de sellado, 1 taza dura				
26024	Grande (28oz, 850mL)	50	1	16024
26000	Estándar (22oz, 650mL)	50	1	16000
26112	Midi (13.5oz, 400mL)	50	1	16112
26114	Mini (6.8oz, 200mL)	50	1	16114

Kits de Sistema de Tazas Desechables de 125 micrones				
Cada kit contiene: 50 tapas y desechable, 32 tapones de sellado, 1 taza dura				
26325	Grande (28oz, 850mL)	50	1	16324/ 16325
26301	Estándar (22oz, 650mL)	50	1	16300/ 16301
26312	Midi (13.5oz, 400mL)	50	1	16312
26314	Mini (6.8oz, 200mL)	50	1	16314

Tazas Duras — Ahora Raciones Impresas en las Tazas!				
26023	Grande (28oz, 850mL)	2	4	16023
26001	Estándar (22oz, 650mL)	2	4	16001
26122	Midi (13.5oz, 400mL)	2	4	16122



Para encontrar un adaptador para su pistola de atomizadora, visite:
3Mcollision.com/PPSadapters

Adaptadores PPS™ Serie 2.0 de 3M™



PN	PPS™ 2.0 Adaptador	Tamaño	Arts./ Paq.	Paqts./ Caja	PPS™ 1.0 Legacy PN
Adaptadores PPS™ Serie 2.0 de 3M™					
26003*	#S2c	16mm Hembra, 1.5mm Rosca	4	1	16003
26005*	#S4	12mm Hembra, 1.0mm Rosca	4	1	16005
26006*	#S5	12mm Macho, 1.5mm Rosca	4	1	16006
26007*	#S6	1/4 Macho, 19 Rosca BSP	4	1	16007
26008*	#S7	3/8 Hembra, 18 Rosca NPS	4	1	16008
26015*	#S8	12mm Macho, 1.0mm Rosca	4	1	16015
26016*	#S9	16mm Male, 1.5mm Thread	4	1	16016
26017*	#S10	1/4 Hembra, Angulo R- 19 Rosca BSP, Montaje lateral de la Taza	4	1	16017
26018*	#S11	3/8 Macho, 18 Rosca NPS	4	1	16018
26022*	#S12	10mm Macho, 1.0mm Rosca	4	1	16022
26053*	#S14	7/16 Macho, 14 Thread UNC	4	1	16053
26046*	#S15	3/8 Macho, 19 Rosca BSP	4	1	16046
26102*	#S16	3/8 Hembra, 19 Rosca BSP	4	1	16102
26111*	#S17	1/4 Hembra, 19 Rosca BSP	4	1	16111
26054*	#S18	3/8 Hembra, 18 Rosca NPS	4	1	16054
26103*	#S19	3/8 Hembra, 19 Rosca BSP	4	1	16103
26104*	#S20	1/8 Macho, 27 Rosca UPSM	4	1	16104
26105*	#S21	14mm Hembra, 1.0mm Rosca	4	1	16105
26106*	#S22	8mm Male, 0.75mm Rosca	4	1	16106
26109*	#S23	1/4 Hembra, 18 Rosca NPS	4	1	16109
26110*	#S24	1/4 Hembra, Angulo R- 18 Rosca NPS, Montaje lateral de la Taza	4	1	16110
26116*	#S25	1/4 Hembra, 19 Rosca BSP	4	1	16116
26118*	#S26	11mm Macho, 1.0mm Rosca	4	1	16118
26119*	#S27	16mm Macho, 1.5mm Rosca	4	1	16119
26120*	#S28	17.5mm Hembra, 19 Rosca Gg	4	1	16120
26126*	#S30	5/8 Hembra, 18 Rosca NPS	4	1	16126
26127*	#S31	1/8 Macho, 28 Rosca BSP	4	1	16127
26136*	#S32	18mm Hembra, 1.5mm Rosca	4	1	16136
26128*	#S33	1/8 Macho, 27 Rosca NPT	4	1	16128
26129*	#S34	3/8 Hembra, 18 Rosca NPS	4	1	16129
26130*	#S35	16mm Hembra, 1.5mm Rosca Stretched	4	1	16130
26132*	#S37	5/8 Macho, 11 UNC Modificado	4	1	16132
26135*	#S40	Rosca Trapecial	4	1	16135
26137*	#S41	Rosca Trapecial	4	1	16137
26138*	#S42	3/8 Hembra, Angulo R 19 Rosca BSP	4	1	16138
26139*	#S43	1/4 Macho, 19 Rosca BSP	4	1	16139

¿Necesita un adaptador para su pistola atomizadora?

Encuentre qué adaptador PPS™ y PPS™ Serie 2.0 de 3M™ funciona con su pistola atomizadora por fabricante en las páginas 5-9.



Fabricante de Pistola Atomizadora	Modelo	PPS™ 2.0 Adaptador	PN
Accuspray	7	#S7	26008
Accuspray	07HS	#S7	26008
Accuspray	10g	#S7	26008
Accuspray	10gp	#S7	26008
Accuspray	10	#S18	26054
Accuspray	12s	#S18	26054
Accuspray	19	#S18	26054
Accuspray	19c	#S18	26054
Accuspray	12sz	36	16131
Accuspray	PerforMax 05-100 Primer	#S9	26016
Accuspray	PerforMax 05-300 Mini	#S21	26105
ADIR	Gravity Series	#S2	26003
Advantage	90115	#S2	26003
Aerometal	Super Fura 34	#S6	26007
Aerometal	2100 ECO&T	#S6	26007
Aerometal	Victoria 92	#S6	26007
Aerometal	2015 ECO&T	#S6	26007
Aerometal	2016	#S6	26007
AES	150	#S2	26003
AirGuns	AZ3 HV	#S6	26007
AirGuns	AZ3 HTE	#S6	26007
AirGuns	AZ3 HTE 2	#S43	126139
AirVerter	CT-100 Mini	#S21	26105
AirVerter	GG-100	#S2	26003
AirVerter	MF-3100	#S18	26054
American Turbine	223xx series	#S18	26054
American Turbine	225xx series	#S33	26128
AmPro	AR6025	#S2	26003
AmPro	AR6029 Mini	#S21	26105
ANI	F1-s HPS	#S15	26046
ANI	R1 Mini	#S12	26022
Apollo	A5011	#S18	26054
Apollo	A5125	#S18	26054
Apollo	A5510	#S18	26054
Apollo	A5610	#S18	26054
Apollo	A7500	#S18	26054
Apollo	A5520 Mini	#S23	26109
Apollo	A8200	#S10	26017
Apollo	A8400	#S10	26017
Astro	GF6S Mini	#S21	26105
Astro	6GFS Mini HVLP	#S21	26105
Astro	4020 Mini	#S21	26105
Astro	Star QUL	#S2	26003
Astro	EVO 4014	#S2	26003
Astro	EVO 4018	#S2	26003
Astro	M-Star	#S2	26003
Astro	Quantum Ultra Light	#S2	26003
Astro	Euro Pro	#S27	26119
Asturo	ECO/SSP	#S18	26054
Asturo	ECO/SX	#S2	26003
Asturo	ECO/S	#S2	26003
Asturo	Gravity Series	#S6	26007

Fabricante de Pistola Atomizadora	Modelo	PPS™ 2.0 Adaptador	PN
Asturotec	9011 Series	#S8	26015
ATD	Gravity Series	#S2	26003
ATD	Leonardo 6865	#S9	26016
ATD	Leonardo 6872	#S9	26016
ATD	Leonardo 6913	#S9	26016
ATD	Leonardo 6914	#S9	26016
ATD	Leonardo 6915	#S9	26016
ATD	Leonardo 6918	#S9	26016
ATD	Leonardo 6910 Mini	#S6	26007
ATD	6845 Mini	#S21	26105
ATD	6900 Series	#S2	26003
ATD	6900 Series Mini	#S21	26105
Balkamp (NAPA)	Mini	#S23	26109
Binks	MGI 1.8 Primer	#S15	26046
Binks	115 Mini Siphon	#S23	26109
Binks	630	#S15	26046
Binks	95G	#S15	26046
Binks	95	#S18	26054
Binks	95 SL	#S18	26054
Binks	95 SLV	#S18	26054
Binks	BBR	#S15	26046
Binks	BHV	#S27	26119
Binks	Cub SL Mini Siphon	#S23	26109
Binks	Cub SLG Mini Gravity	#S14	26053
Binks	M1-G	#S15	26046
Binks	Mach 1	#S18	26054
Binks	Mach 1SL	#S18	26054
Binks	Mach 1 Featherlite	#S18	26054
Binks	Model 2001	#S18	26054
Binks	Model 2001 SS	#S18	26054
Binks	Model 2001 V	#S18	26054
Binks	Model 7	#S18	26054
Binks	SV-100 Gravity	#S11	26018
Binks	SV-100 Siphon	#S18	26054
Binks	SV-50 Pro Series	#S27	26119
C.A. Technologies	Jaguar J100H	#S2	26003
C.A. Technologies	Jaguar SLP	#S2	26003
C.A. Technologies	Jaguar 100C	#S2	26003
C.A. Technologies	Jaguar 300C	#S2	26003
C.A. Technologies	Panther P100G	#S18	26054
C.A. Technologies	Techline T3	#S2	26003
C.A. Technologies	Techline TJR	#S21	26105
Campbell Hausfeld	DH-6500	#S2	26003
Campbell Hausfeld	DH-7800	#S2	26003
Campbell Hausfeld	DH-7900	#S2	26003
Campbell Hausfeld	Mini Siphon	#S23	26109
CAPSpray	Maxum Elite II Bottom Feed	#S18	26054
CAPSpray	Maxum Elite II Gravity Feed	#S7	26008
CAPSpray	CS 3100	#S18	26054
CAPSpray	CS 5100	#S18	26054
CAPSpray	CS 8100	#S18	26054
CAPSpray	CS 9100	#S18	26054

Fabricante de Pistola Atomizadora	Modelo	PPS™ 2.0 Adaptador	PN
CAPspray	CS 9900	#S18	26054
CAPspray	3100H Siphon Series	#S18	26054
CAPspray	3100C Siphon Series	#S18	26054
CAPspray	3100 Gravity Series	#S2	26003
CAPspray	Mini	#S21	26105
CarQuest	ProValue 2304-PV	#S2	26003
CarQuest	ProValue 2305-PV	#S2	26003
Central Pneumatic	Gravity Series	#S2	26003
Central Pneumatic	Mini	#S21	26105
Central Pneumatic	Professional	#S27	26119
Central Pneumatic	Professional Mini	#S8	26015
Cornwell	PSG-1200 Mini	#S21	26105
Cornwell	PSG-1400	#S2	26003
Craftsman	9-15002 Mini	#S23	26109
Craftsman	9-15519	#S18	26054
Craftsman	9-15531	#S2	26003
Craftsman	9-15535 Siphon	#S18	26054
Dart Products	AB17G	#S2	26003
Dart Products	H827A	#S2	26003
Dart Products	H881A	#S2	26003
Dart Products	H2000MG Mini	#S21	26015
Defynik	Gravity Series	#S5	26006
DeVilbiss	Compact Mini HVLP	#S14	26053
DeVilbiss	Compact Mini Trans Tech	#S14	26053
DeVilbiss	Compact 506 gravity	#S15	26046
DeVilbiss	Compact 506 siphon/pressure	#S18	26054
DeVilbiss	Compact 507	#S18	26054
DeVilbiss	Compact 510 Trans Tech Gravity	#S15	26046
DeVilbiss	Compact 510 Trans Tech Siphon	#S18	26054
DeVilbiss	CVi 522G	#S15	26046
DeVilbiss	CVi 620G	#S15	26046
DeVilbiss	CVi 620GW	#S15	26046
DeVilbiss	dRd	#S15	26046
DeVilbiss	EGA-503 Mini Siphon	#S23	26109
DeVilbiss	EXL 620G	#S15	26046
DeVilbiss	Finishline NTL-1261	#S4	26005
DeVilbiss	Finishline FLG4 gravity models	#S15	26046
DeVilbiss	Finishline FLG4 siphon models	#S18	26054
DeVilbiss	Finishline FLG-635	#S15	26046
DeVilbiss	Finishline FLG-615	#S15	26046
DeVilbiss	Finishline FLG-647-WB	#S15	26046
DeVilbiss	Finishline FLG-648	#S15	26046
DeVilbiss	Finishline FLG-606	#S18	26054
DeVilbiss	Finishline FLG-626	#S18	26054
DeVilbiss	Finishline FLG-651G	#S15	26046
DeVilbiss	Finishline FLG-695	#S15	26046
DeVilbiss	Finishline FLG-653G	#S15	26046
DeVilbiss	Finishline FLG-643	#S15	26046
DeVilbiss	Finishline FLG-645	#S15	26046
DeVilbiss	Finishline FLG-654	#S15	26046

Fabricante de Pistola Atomizadora	Modelo	PPS™ 2.0 Adaptador	PN
DeVilbiss	Finishline FLG-691	#S15	26046
DeVilbiss	Finishline FLG-693	#S18	26054
DeVilbiss	Finishline FLG-694	#S18	26054
DeVilbiss	FinishLine Master Kit Mini	#S26	26118
DeVilbiss	FinishLine Master Kit Std.	#S27	26119
DeVilbiss	StartingLine Mini	#S26	26118
DeVilbiss	StartingLine Std.	#S27	26119
DeVilbiss	FUN, Gravity	#S10	26017
DeVilbiss	FUN, Siphon	#S25	26116
DeVilbiss	GFG-5	#S15	26046
DeVilbiss	GFG-516	#S15	26046
DeVilbiss	GFG-517	#S15	26046
DeVilbiss	GFG-618	#S15	26046
DeVilbiss	GFG-670 PLUS	#S15	26046
DeVilbiss	GFHV-510	#S15	26046
DeVilbiss	GTi 600G	#S15	26046
DeVilbiss	GTi 625G Waterborne	#S15	26046
DeVilbiss	GTi Millennium 620G	#S15	26046
DeVilbiss	GTi Millennium 620S	#S18	26054
DeVilbiss	GTi Millennium 2000	#S15	26046
DeVilbiss	GTi Pro Base	#S15	26046
DeVilbiss	GTi Pro Clear	#S15	26046
DeVilbiss	GTi Pro Digital	#S15	26046
DeVilbiss	GTiW Waterborne	#S15	26046
DeVilbiss	JGA-510-57D	#S18	26054
DeVilbiss	JGA-510-57DE	#S18	26054
DeVilbiss	JGA-535G	#S15	26046
DeVilbiss	JGA-635G	#S15	26046
DeVilbiss	JGA-636	#S18	26054
DeVilbiss	JGA-644	#S18	26054
DeVilbiss	JGA-504	#S18	26054
DeVilbiss	JGA-670 PLUS	#S18	26054
DeVilbiss	JGX-501	#S10	26017
DeVilbiss	JGX-502	#S10	26017
DeVilbiss	PRi 601G Primer	#S15	26046
DeVilbiss	Sri Mini	#S14	26053
DeVilbiss	SRIW Mini	#S14	26053
DeVilbiss	Sri Pro Mini	#S14	26053
DeVilbiss	TEKNA	#S15	26046
DeVilbiss	TEKNA Clearcoat	#S15	26046
DeVilbiss	TEKNA ProLite	#S15	26046
DeVilbiss	TEKNA QuickClean	#S15	26046
DeVilbiss	TEKNA Copper	#S15	26046
DeVilbiss	TGHV530	#S18	26054
DeVilbiss	EXL 520S	#S18	26054
DeVilbiss	EGHV-531 Mini	#S23	26109
DeVilbiss	TGHV-635 Mini	#S10	26017
DeVilbiss	VTX	#S18	26054
Dura-Block	AF900K	#S2	26003
Dura-Block	007 Extreme Performance	#S2	26003
Dura-Block	Mini	#S21	26105
DUX	Gravity Series	#S5	26006

Fabricante de Pistola Atomizadora	Modelo	PPS™ 2.0 Adaptador	PN
Earlex	HV5000	#S18	26054
Ecco	652-S	#S15	26046
Eclipse	8200	#S18	26054
Eminent	E13	#S6	26007
Evercraft (NAPA)	BK7703758	#S2	26003
Fuji	XT-2 Turbine	#S18	26054
Fuji	5175G T75 Series HVLP	#S2	26003
Goni	321	#S2	26003
Graco	600 Side Cup Mount	#S10	26017
Graco	AirPro Gravity	#S37	26132
Graco	AirPro Siphon	#S18	26054
Graco	Delta GF	#S15	26046
Graco	LT100 Mini	#S21	26105
Graco	LT200	#S2	26003
Graco	LT300	#S2	26003
Graco	FinishPro HVLP Edge	#S18	26054
Grip	H827W	#S2	26003
Grip	Mini	#S21	26105
Grizzly	H7669	#S2	26003
Husky	HDS-540 Mini	#S23	26109
Husky	HDS-550 Mini	#S23	26109
Husky	HDS-650	#S18	26054
Husky	HDS-780	#S2	26003
Husky	HDS-790	#S2	26003
Husky	HDS-890 Pro	#S2	26003
Ingersol Rand	200G	#S21	26105
Ingersol Rand	210G	#S2	26003
Ingersol Rand	270G	#S2	26003
Ingersol Rand	9115	#S30	26126
Ingersol Rand	PF260 PowerForce	#S30	26126
Iwata	LPA-94	#S2	26003
Iwata	LPH-100	#S10	26017
Iwata	W-100G	#S10	26017
Iwata	W101 Gravity Side Mount	#S45	26140
Iwata	LPH-300	#S6	26007
Iwata	LPH440 Primer	#S2	26003
Iwata	LPH-50 Mini	#S10	26017
Iwata	LPH-80 Mini	#S31	26127
Iwata	LPSI	#S19	26103
Iwata	RG3L Mini Air Brush	#S10	26017
Iwata	VX929	#S2	26003
Iwata	VXL949 Primer	#S2	26003
Iwata	W100 Siphon	#S25	26116
Iwata	W101 Siphon	#S19	26103
Iwata	W200 Siphon	#S19	26103
Iwata	W300	#S6	26007
Iwata	W300LV	#S6	26007
Iwata	W400	#S2	26003
Iwata	W400LV	#S2	26003
Iwata	W71 Gravity Side Mount	#S10	26017
Iwata	W71 Siphon	#S25	26116
Iwata	W71 Pressure	#S25	26116

Fabricante de Pistola Atomizadora	Modelo	PPS™ 2.0 Adaptador	PN
Iwata	W77 Gravity Side Mount	#S42	26138
Iwata	W77 Siphon	#S19	26103
Iwata	W77 Pressure	#S19	26103
Iwata	LPH101 LVS	#S25	26116
Iwata	WR-400	#S2	26003
Iwata	LPH400 LV	#S2	26003
Iwata	LPH400 LVB	#S2	26003
Iwata	LPH400 LVX	#S2	26003
Iwata	Supernova LS-400	#S43	26139
Iwata	Supernova WS-400	#S43	26139
Iwata	AZ3 HTE 2	#S43	26139
Jonnesway	JA-6111	#S2	26003
Kobalt (Lowe's)	KC-566CG	#S2	26003
Kobalt (Lowe's)	KC-577HG	#S2	26003
Kobalt (Lowe's)	SGY-AIR86	#S2	26003
Kobalt (Lowe's)	SGY-AIR88	#S2	26003
Kobalt (Lowe's)	SGY-AIR87	#S24	26110
Kobalt (Lowe's)	KC-588CSCG	#S24	26110
Kobalt (Lowe's)	KC-599CS Siphon	#S18	26054
Krautzberger	HS-25	#S28	26120
Krautzberger	SM-901	#S28	26120
Krautzberger	Mignon 3	#S5	26006
Kremlin	M21-G	#S6	26007
Kremlin	M22	#S6	26007
Kremlin	Hti-G	#S6	26007
Kremlin	S3G HPA	#S6	26007
Lex-Aire	Pro Series RS gravity	#S35	26130
Lex-Aire	Pro Series RS bottom	#S18	26054
Mac	SG1100-10 Mini	#S21	26105
Mac	SG1250 Series	#S2	26003
Mac	SG1300 Series	#S2	26003
Mac	SG610K	#S15	26046
Mac	Econocoat	#S2	26003
Mark I	AF7002 Mini	#S21	26105
Mark I	AF7003	#S2	26003
Matco	Gravity Series	#S2	26003
Matco	MTPG14	#S35	26130
Matco	MTPGHE13	#S9	26016
Matco	MTPGHE15	#S9	26016
Matco	MTDPGHV1 Detail Gun	#S21	26105
Matco	MTDPGHV8 Detail Gun	#S21	26105
Matco	MTPGHV13	#S35	26130
Matco	MTPGHV15	#S35	26130
Matco	MTPGHV17	#S35	26130
Matco	MTPGHV19	#S35	26130
Matco	RL-75 Mini	#S21	26105
Max Air	W98	#S2	26003
Mechanics	M576DB	#S18	26054
Meiji	FSA Mini	#S10	26017
Mountain	Mtn 4007	#S18	26054
Mountain	Mtn 4008	#S18	26054
Mountain	Star Mini	#S21	26105

Fabricante de Pistola Atomizadora	Modelo	PPS™ 2.0 Adaptador	PN
MSB	Gravity Series	#S2	26003
M-Star	Gravity Series	#S2	26003
NAPA (Evercraft)	#BK7703758	#S2	26003
NESCO	808 Mini	#S21	26105
NESCO	840	#S2	26003
NESCO	868	#S2	26003
NESCO	870	#S2	26003
NESCO	880	#S9	26016
NESCO	NP 802 Mini Siphon	#S23	26109
Nikota	HVLP-G	#S2	26003
Optima	500	#S7	26008
Optima	550i	#S7	26008
Optima	650i	44	50997
Optima	800	#S7	26008
Optima	700	#S18	26054
Optima	800i	#S18	26054
Optima	800C	#S7	26008
Optima	800L	#S7	26008
Optima	Euro 900L	#S7	26008
Optima	910	13	16043
Porter-Cable	PSH-1	#S2	26003
Porter-Cable	PSH-3	#S2	26003
Porter-Cable	PSH2 Mini	#S21	26105
PRO-TEK	2500 Mini	#S21	26105
PRO-TEK	2550 Mini	#S21	26105
PRO-TEK	2600	#S2	26003
PRO-TEK	4000GH	#S2	26003
PRO-TEK	764x	#S2	26003
ProValue (Carquest)	2304-PV	#S2	26003
ProValue (Carquest)	2305-PV	#S2	26003
Sagola	403-G	#S5	26006
Sagola	433-G	#S5	26006
Sagola	434-G	#S5	26006
Sagola	444-G	#S5	26006
Sagola	450-G	#S5	26006
Sagola	3300-G	#S5	26006
Sagola	4100-G	#S5	26006
Sagola	4200-G	#S5	26006
Sagola	Classic Pro	#S5	26006
Sagola	Mini Extreme	#S5	26006
Sagola	4400 Xtreme	#S32	26136
Sagola	4500 Xtreme	#S32	26136
Sagola	4100 GTO	#S32	26136
Sagola	Junior G	13	16043
Sagola	Classic LUX	#S6	26007
Sagola	475 Mini	#S12	26022
SATA	Dekor 2000	#S12	26022
SATA	KLC-B	#S9	26016
SATA	KLC-P	#S9	26016
SATA	KLC-RP	#S9	26016
SATA	KL-Primer	#S5	26006
SATA	LM 2000 B	#S9	26016

Fabricante de Pistola Atomizadora	Modelo	PPS™ 2.0 Adaptador	PN
SATA	LM 2000 K	#S9	26016
SATA	LM 2000 H RP	#S18	26054
SATA	LM-92	#S9	26016
SATA	MCB Primer	#S9	26016
SATA	MCB-90	#S9	26016
SATA	MCB-93	#S5	26006
SATA	Minijet 1	#S12	26022
SATA	Minijet 2	#S12	26022
SATA	Minijet 3	#S12	26022
SATA	Minijet 4 HVLP QCC	#S41	26137
SATA	Minijet 4400 B HVLP QCC	#S40	26135
SATA	Minijet 4400 B RP QCC	#S40	26135
SATAjet	100 BF HVLP QCC	#S40	26135
SATAjet	100 BF RP QCC	#S40	26135
SATAjet	100 BP QCC	#S40	26135
SATAjet	2000 HVLP QCC	#S40	26135
SATAjet	2000 RP QCC	#S40	26135
SATAjet	1000 B HVLP QCC	#S40	26135
SATAjet	1000 B RP QCC	#S40	26135
SATAjet	3000 HVLP QCC	#S40	26135
SATAjet	3000 B HVLP QCC	#S40	26135
SATAjet	3000 RP QCC	#S40	26135
SATAjet	3000 B RP QCC	#S40	26135
SATAjet	4000 B HVLP QCC	#S40	26135
SATAjet	4000 RP QCC	#S40	26135
SATAjet	5000 B HVLP QCC	#S40	26135
SATAjet	5000 RP QCC	#S40	26135
SATAjet	5000 B Phaser	#S40	26135
SATAjet	5000 B Phaser RP	#S40	26135
SATAjet	90-2 HVLP	#S9	26016
SATAjet	90-2 RP	#S9	26016
SATAjet	B	#S2	26003
SATAjet	B NR-92	#S2	26003
SATAjet	B NR-95	#S2	26003
SATAjet	H	#S18	26054
SATAjet	NR2000 HVLP	#S9	26016
SATAjet	NR 2000 RP	#S9	26016
SATAjet	90	#S9	26016
SATAminijet	3000 B HVLP QCC	#S41	26137
SEM	71001 Pro-Tex Truck Bed Liner Gun	#S15	26046
Sharpe (Graco)	555 Mini Siphon	#S23	26109
Sharpe (Graco)	775 Siphon	#S18	26054
Sharpe (Graco)	Cobalt HVLP (Euro)	#S15	26046
Sharpe (Graco)	Cobalt HVLP (USA)	#S11	26018
Sharpe (Graco)	Finex FX1000 Mini	#S27	26119
Sharpe (Graco)	Finex FX2000 Conventional	#S27	26119
Sharpe (Graco)	Finex FX3000 HVLP	#S27	26119
Sharpe (Graco)	FX-100 Mini	#S21	26105
Sharpe (Graco)	FX-200 Conventional	#S2	26003
Sharpe (Graco)	FX-300 HVLP	#S2	26003
Sharpe (Graco)	MFG Mini	#S20	26104



3M™ PPS™ and 3M™ PPS™ Series 2.0 Adapters by Spray Gun Manufacturer

Fabricante de Pistola Atomizadora	Modelo	PPS™ 2.0 Adaptador	PN
Sharpe (Graco)	MPF Mini	#S20	26104
Sharpe (Graco)	Platinum HVLP	#S11	26018
Sharpe (Graco)	Razor (Chrome finish gun body)	#S37	26132
Sharpe (Graco)	Razor Primer (Blue finish gun body)	#S11	26018
Sharpe (Graco)	Razor Compliant Waterborne	#S37	26132
Sharpe (Graco)	Razor HVLP for Metallics	#S37	26132
Sharpe (Graco)	Razor HVLP Waterborne	#S37	26132
Sharpe (Graco)	Razor LVLP	#S37	26132
Sharpe (Graco)	Razor Siphon	#S18	26054
Sharpe (Graco)	SGF-98	#S11	26018
Sharpe (Graco)	Titanium T-1 CG COMPLIANT	#S11	26018
Sharpe (Graco)	Titanium T-1 HVLP	#S11	26018
Smart (Finishmaster)	Spray Gun Kit (Mini)	#S21	26105
Smart (Finishmaster)	Spray Gun Kit (Std)	#S2	26003
Snap-On	BF900EXC14	#S11	26018
Snap-On	BF700HPG15	#S11	26018
Snap-On	BF900EXC3	#S11	26018
Snap-On	EXC6	#S11	26018
Snap-On	EXCG3	#S11	26018
Snap-On	Blue Point BF325 Mini	#S21	26105
Snap-On	Blue Point BF350	#S11	26018
Snap-On	Blue Point BF813	#S11	26018
Snap-On	Blue Point BF815	#S11	26018
Snap-On	Blue Point BLP10	#S27	26119
Snap-On	Blue Point BLP13	#S27	26119
Snap-On	Blue Point BLP14	#S27	26119
Snap-On	Blue Point BLP15	#S27	26119
Snap-On	Blue Point BLP16	#S27	26119
Snap-On	Blue Point BLP18	#S27	26119
Snap-On	Saber II BF814A	#S11	26018
Snap-On	BF400 Mini	#S23	26109
Snap-On	BF515 Mini	#S20	26104
Snap-On	BF515 R-Angle Mini	#S24	26110
Snap-On	BF590 Siphon	#S18	26054
Snap-On	BF595 Siphon	#S18	26054
Spitznagel	W2000A	#S2	26003
Spray-It	522	#S2	26003

Fabricante de Pistola Atomizadora	Modelo	PPS™ 2.0 Adaptador	PN
Star	SV-106T/J Mini	#S21	26105
Star	III	#S2	26003
Sunex	9002A	#S2	26003
Sunex	9004A	#S2	26003
Titan	Vaper 1.0mm Mini	#S21	26105
Titan	Vaper 1.4mm Base/Clear	#S2	26003
Titan	Vaper 1.7mm Primer	#S2	26003
TranStar	6613	#S2	26003
TranStar	6614	#S2	26003
TranStar	6617	#S2	26003
TranStar	6618 Mini	#S21	26105
TranStar	7713	#S27	26119
TranStar	7714	#S27	26119
TranStar	7718	#S27	26119
TranStar	Series 2	#S7	26008
Trem Pro	Gravity Series	#S2	26003
U-Pol	Maximum	#S2	26003
U-Pol	Maximum Mini	#S21	26105
Wagner	NBC	#S18	26054
Walcom	Genesi	#S9	26016
Walcom	GEO F/X	#S8	26015
Walcom	EGO HVLP Detail Gun	#S8	26015
Walcom	STM Mini	#S22	26106
Walther Pilot	Pilot IV	#S6	26007
Walther Pilot	Pilot Mini HD	#S6	26007
Walther Pilot	Pilot Mini MD	#S6	26007
Walther Pilot	Pilot Maxi	#S6	26007
Warwick	827-C	#S9	26016
Warwick	878	#S9	26016
Warwick	828-C	#S21	26105
Warwick	Mini	#S21	26105
Warwick	861-C	#S2	26003
Warwick	863	#S2	26003
Warwick	H881W	#S2	26003
Warwick	881H	#S2	26003
Warwick	904H	#S2	26003
Warwick	980 HVLP	#S37	26132
Warwick	980 WB HVLP	#S37	26132

Para más información contacte a su representante de 3M o distribuidor autorizado, o visite 3MCollision.com/PPS

3M División de reparación Automotriz
3M Latinoamérica

Web: 3MCollision.com/PPS

3M, Accuspray y PPS son marcas comerciales de 3M Company.

El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Por favor recicle.

Impreso en EE. UU. © 3M 2017.

Todos los derechos reservados.

Garantía y Limitado: 3M™ garantiza que cada producto de 3M™ cumple con las especificaciones aplicables de productos de 3M™ al tiempo que 3M™ envía el producto. 3M™ NO OFRECE NINGUNA OTRAS GARANTÍAS O CONDICIONES, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, GARANTÍAS IMPLÍCITAS O CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Si un producto de 3M™ no se ajusta a esta garantía, el remedio único y exclusivo es, a opción de 3M™, el reemplazo del producto de 3M™ o reembolso del precio de la compra.

Limitación de responsabilidad: Excepto por el recurso limitado anterior, y salvo en la medida en que lo prohíba la ley, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja o esté relacionado con el producto de 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría legal o equitativa afirmada.