


3M Science.
Applied to Life.™



容易に修理・改修・撤去が 可能なファスナー

着脱と確実性が求められる用途に、
3M™ デュアルロック™ファスナーを
お試しください。



3M™ デュアルロック™ ファスナー SJ-3550CF シリーズ

3M™ デュアルロック™ ファスナー SJ-3550CF シリーズは、しっかりと固定しつつ、後々取り外す必要があるパネル、装置、標識などの部品を確実に取り付けるのに適したソリューションです。ネジやボルトといった、従来の機械的ファスナーを置き換え、滑らかな外観を実現し、組立・解体を容易にします。3M™ デュアルロック™ ファスナー SJ-3550CF シリーズは、黒色のポリプロピレン製マッシュルーム形状ヘッドと透明なアクリル系粘着剤からなる3M™ VHB™ テープで構成されています。耐久性に優れ、屋内および屋外の多くの用途に最適な製品です。

特長：

- 黒色マッシュルーム形状ヘッドにより、強力信頼性の高い締結が可能
- 1,000回着脱後も、初期引張強度を50%以上維持可能
- 3種類のステム形状により、異なる強度の組み合わせが可能
- 透明アクリルテープにより、金属、ガラス、アクリル、ポリカーボネート、ABS等のプラスチックをはじめ、各種基材と良好な接着
- 104℃までの良好な耐熱性
- 屋内外での使用に好適



	製品	強度	カラー	噛み合わせ厚	サイズ
	SJ3550CF	単体では中程度の噛み合わせ強度	黒色、透明粘着剤付	5.7mm	25.4mm×45.7m 50.8mm×45.7m
	SJ3551CF	SJ-3550CF装着時は強力な締結力を発揮			
	SJ3552CF	SJ-3550CFに締結時は取り外しも容易			

ご注意ください：SJ3551CF単体、あるいはSJ3552CF単体での使用はお勧めしません。



スリーエム ジャパン株式会社
テープ・接着剤製品事業部
<https://www.3mcompany.jp/vhb>

製品の選択と使用：3M の制御を越えた様々な要因、およびユーザーの知識と制御の範囲内にある独自の要因が、特定の用途における3M 製品の使用と性能に影響を及ぼす可能性があります。その結果、職場の危険性評価の実施、(OSHA、ANSIをはじめとして)適用されるすべての規制および規格の検討など、製品を評価し、お客様の用途に適切かどうかを判断する責任は、ひとえにお客様が負うものとします。3M 製品の適切な評価・選択と、かかるべき安全装置を伴わない使用、または該当する一切の安全規制の遵守を怠った場合、怪我、病気、死亡、および/または財産への危害が発生する可能性があります。

保証、限定的救済、および免責事項：該当する3M製品のパッケージまたは製品資料に別途の保証が明確に記載されている場合を除き(この場合は当該保証が適用されます)、3Mは、3M製品の出荷時に適用される当該3M製品の仕様を満たしていることを保証します。3M社は、明示または黙示を問わず、商品性、特定目的への適合性、取引の過程、慣習、または取引の使用から生じる黙示の保証または条件を含む(ただしこれらに限定されない)他の保証または条件を一切行いません。3M製品が本保証に合致しない場合の唯一の救済手段は、3Mの選択により、3M製品の交換またはご購入価格の返金となります。

責任の制限：上記の限定的救済を除き、また適用法で禁止されている範囲を除き、3Mは、当該3M製品に起因または関連する直接、間接、特別、付随的または結果的(利益または事業機会の損失を含むがこれに限らない)に関与しないいかなる損失または損害についても、保証、契約、過失または厳格責任など、主張する法的または衡平法にかかわらず、責任を負わないものとします。

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-511

9:00~17:00/月~金(土日祝年末年始は除く)

3M、Dual Lock、VHB は、3M社の商標です。Please recycle.
© 3M 2022. All rights reserved.
ISD-347-A