

3M Science.
Applied to Life.™



3M a/s

Produktkatalog 2023

Personlige værnemidler

Gyldig fra 01.10.2023

Informationerne i dette katalog er aktuelle på udgivelsesdatoen. 3M kan ændre produkternes tilgængelighed fra tid til anden. 3M er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser.



■ Indholdsfortegnelse

Åndedrætsværn

Støvmasker	10
Halvmasker	13
Helmasker	17
Filtre til 3M™ Halv- og Helmasker	19
Fit-test system	22
Reservedele og tilbehør til 3M™ Halv- og Helmasker	28
Systemer med turboåndedrætsværn	36
Systemer med tryklufforsynede åndedrætsværn	43
Hjelme og hovedværn	45
Turbo- og tryklufforsynede komponenter	49

Målings- og overvågningsudstyr

Dosimeter	58
-----------	----

Høreværn

Ørepropper	69
Dispenser til 3M™ ørepropper	75
Ørekopper	76
Hygiejnesæt	81
3M™ E-A-Rfit™ Validation system	82

Comms- og elektronikhøreværn

In-ear elektronisk øreprop	90
Ørekopper med elektronik og kommunikation	92
Tilbehør og reservedele til 3M™ Comms	100

Hoved- og ansigtsbeskyttelse

Sikkerhedshjelme og Bump Caps	118
-------------------------------	-----

■ Indholdsfortegnelse

Visirer	127
Tilbehør til 3M™ hovedbeskyttelse	128

Øjenværn

Beskyttelsesbriller	135
Beskyttelsesgoggles	147
Tilbehør til 3M™ Beskyttelsesbriller/Goggles	150

Svejsesikkerhed

3M™ Speedglas™ Svejseskærme og Svejekassetter	157
3M™ Speedglas™ Svejseskærme, Adflo™ og Versaflo™	162
3M™ Speedglas™ Svejseskærme og Adflo™	165
Tilbehør til 3M™ Speedglas™ Svejseskærme og Adflo™	168

Beskyttelsesdragter

Beskyttelsesdragter	178
Laboratoriekitler	185
Tilbehør til beskyttelsesdragter	186

50⁺ Years of Health and Safety Leadership



Get safety facts & tips from 3M experts



To provide and maintain the correct safety levels can be a challenge, hindering your health and safety process. Our safety experts are ready to share the latest facts and practical tips in a new series of free, complimentary webinars.

Sign up to watch on-demand or access live webinars!





Fall Protection



3M Fall Protection solutions.

At 3M Fall Protection our mission is to bring every worker at height home safely.

Every day on your job, you climb to new heights with two things in mind: getting your work done well and returning home safely to those you love.

Our job? Helping you get there. With our two brands, DBI-SALA® and Protecta®, we offer solutions for all your work at height needs.

Learn about the products and training options:

3m.co.uk/fallprotection

Or contact your local sales team



3M is a trademark of 3M Company. DBI-SALA is a trademark of D B Industries, LLC. Protecta is a trademark of Capital Safety Group EMEA



Åndedrætsværn

3M™ Respiratory Protection Solutions

Disposable Respirators



Disposable respirators are an excellent choice for workplaces where cleaning and maintenance is not practical.

Constructed from advanced materials, including 3M™ Advanced Electret Filter Media, 3M™ Disposable Respirators are designed for comfort and protection, allowing your team to give their best.

Reusable Respirators



Reusable respirators can help to reduce cost and waste* in workplaces where regular cleaning and maintenance is possible.

Designed to be easy-to-use and utilising comfortable, durable materials, 3M™ Reusable Respirators will help to give your team confidence in their protection.




Powered and Supplied Air Respirators



Powered and supplied air respirators can integrate head, eye, face, hearing and respiratory protection, while keeping your team comfortable for long periods.

Designed to be adaptable for different conditions, 3M™ Powered and Supplied Air Respirators will help to protect your team in demanding environments.

*Compared to daily usage and disposal of disposable respirators, when the reusable respirator is properly maintained.

	Disposable Respirators 	Reusable Respirators 	Powered and Supplied Air Respirators 
Can provide protection from particulate hazards (e.g. dust, mists, metal fumes)	✓	✓	✓
Can provide protection from gas and vapour hazards (e.g. solvents)	✗	✓	✓
Requires cleaning and maintenance	✗	✓ ¹	✓
Options for wearers who have facial hair	✗	✗	✓
Options for companies who prefer not to face-fit test ²	✗	✗	✓ ²




1. Maintenance-free options are available. For example the 3M™ Maintenance Free Reusable Respirator 4000+ Series.

2. Face-fit testing is a legal requirement in some countries, and is always 3M recommended best-practice, for tight-fitting respirators.



Filtering Facepiece Respirators

Selecting a Filtering Facepiece Respirator

	FFP1 	FFP2 	FFP3 
Nominal Protection Factor	NPF 4	NPF 12	NPF 50
Typical Applications	Low levels of fine dust particles and oil or water based mist typically found during hand sanding, drilling and cutting	Moderate levels of fine dust particles and oil or water based mist typically found during plastering, cement, sanding and wood dust	Higher levels of fine dust particles and oil or water based mist typically found when handling hazardous powders found in the pharmaceutical industry or work with biological agents and fibres

Nominal Protection Factor (NPF): The theoretical protection level of a respirator based on laboratory measured performance data.

Types of Filtering Facepiece Respirator



3M™ Flat-Fold Respirators

- Ultra soft, flexible and comfortable fit resulting from the multiple panel design
- Comfort Series - Flat Fold only: Individually packed, foldable design prevents contamination before use and allows easy storage



3M™ Cup-Shaped Respirators

- Convex shape, nose clip and twin strap design
- Easy to fit
- Durable, collapse resistant shell



3M™ Cool Flow™ Valve

Effective removal of heat build-up provides a cooler and more comfortable wear

- Provides longer continuous wear time
- Reduces risk of fogging of spectacles and eyewear



3M™ Buckle Strap Respirators

- Robust and durable design provides multishift capability and secure feel
- Adjustable braided headbands
- Soft inner face-seal improves comfort

Støvmaske

Focus

3M™ Aura støvmasker 9300+Gen3

3M™ Aura™ 9300+Gen3 seriens støvmasker er tredje generation af det bedst sælgende 3M™ Aura™ sammenfoldelige åndedrætsværn fra 3M.

- Det originale sammenfoldelige design med tre paneler passer til de fleste ansigtsformer og -størrelser
- 3M™ Cool Flow™ komfortventil gør, at en større procentdel af den varme udåndingsluft kan slippe ud, hvilket øger komforten. *sammenlignet med 3M™ Aura™ 9300+ tilsvarende model
- 3M™ Advanced Electret (filter) Media letter din vejtrækning



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100134313	9322+G3	3M™ Aura™ støvmaske, FFP2, med ventil, 9322+Gen3	120	pr. styk
7100138120	9322+G3SP	3M™ Aura™ støvmaske, FFP2, med ventil, 9322+Gen3-SP	40	pr. styk
7100134314	9332+G3	3M™ Aura™ støvmaske, FFP3, med ventil, 9332+Gen3	120	pr. styk
7100138357	9332+G3SP	3M™ Aura™ støvmaske, FFP3, med ventil, 9332+Gen3-SP	40	pr. styk

3M™ Aura™ støvmasker 9300+ serien

3M™ Aura™ 9300+ seriens støvmasker fremstilles i et ergonomisk sammenfoldeligt design med tre paneler og en filterteknologi, der giver minimal åndingsmodstand. Vores støvmasker fås med beskyttelsesniveau FFP1, FFP2 og FFP3 og i modeller med og uden ventil, alle med innovative stropper der er nemme at justere, samt et perforeret og kurvet øvre panel, der reducerer risikoen for tildugning af beskyttelsesbriller.

- Det originale design med tre paneler giver bedre bevægelsesfrihed i ansigtet
- Filterteknologi med lav åndingsmodstand gør din vejtrækning ubesværet
- Fås med 3M™ Cool Flow™ ventil, der reducerer temperaturobygning i masken



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100258911	9312+	3M™ Aura™ støvmaske, FFP1, med ventil, 9312+	120	pr. styk
7100258912	9310+	3M™ Aura™ støvmaske, FFP1, uden ventil, 9310+	240	pr. styk
7100258909	9322+	3M™ Aura™ støvmaske, FFP2, med ventil, 9322+	120	pr. styk
7000088730	9322+ BULK	3M™ Aura™ støvmaske, FFP2, med ventil, bulk, 9322+	330	pr. styk
7100258913	9332+	3M™ Aura™ støvmaske, FFP3, med ventil, 9332+	120	pr. styk

Åndedrætsværn

3M™ Aura™ støvmasker 9400+ serien

3M™ Aura™ 9400+ seriens støvmasker giver FFP2- og FFP3-åndedrætsbeskyttelse. Vores sammenfoldelige støvmaske med tre paneler er fuldstændigt fri for klips og leveres i en meget synlig blå farve. Den har en integreret, metalsporbar næseklemme, et perforeret overstykke, der hjælper med at reducere tildugning af beskyttelsesbriller, samt et kurvet øvre panel, der gør den kompatibel med beskyttelsesbriller. Leveres i hygiejnisk individuel emballage.



- Den meget synlige blå farve sikrer hurtig og nem identifikation
- Ingen klips eller små løsdele, hvilket minimerer risikoen for kontaminering
- „Designet med tre paneler giver bedre bevægelsesfrihed i ansigtet, når du taler“

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000088835	9422	3M™ Aura™ støvmaske, FFP2, med ventil, 9422+	120	pr. styk
7000088836	9432	3M™ Aura™ støvmaske, FFP3, med ventil, 9432+	120	pr. styk

3M™ støvmasker 8000-serien

3M™ 8000-serien af støvmasker er vores sortiment af klassiske kopformede støvmasker i et let design med dobbelte stropper. De yder FFP1-, FFP2- og FFP3-åndedrætsbeskyttelse med en konveks form, næseskum og justerbar næseklemme, der er med til at give en komfortabel pasform på de fleste ansigtsstørrelser.



- Robuste, kopformede støvmasker
- FFP1 (NPF 4)-, FFP2 (NPF 12)- og FFP3 (NPF 50)-beskyttelse imod støv og aerosoler
- Letvægtsdesign med dobbelte stropper, næseskum og næseklemme giver en komfortabel pasform

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000006980	8812	3M™ støvmaske, FFP1, med ventil, 8812	240	pr. styk
7000034734	8710	3M™ støvmaske, FFP1, uden ventil, 8710E	240	pr. styk
7100101091	8822	3M™ støvmaske, FFP2, med ventil, 8822	240	pr. styk
7100081543	8825+	3M™ støvmaske, FFP2, med ventil, 8825+	50	pr. styk
7100003010	8810	3M™ støvmaske, FFP2, uden ventil, 8810	240	pr. styk
7100057145	8833	3M™ støvmaske, FFP3, med ventil, 8833	80	pr. styk
7100081542	8835+	3M™ støvmaske, FFP3, med ventil, 8835+	50	pr. styk
7100091323	8833SP	3M™ støvmaske, med ventil, FFP3, lille pakke, 8833SP	20	pr. styk

■ Åndedrætsværn

3M™ støvmaske speciel 9900-serien

3M™ støvmasker speciel giver let og komfortabel FFP1-, FFP2- og FFP3-åndedrætsbeskyttelse mod organiske gasser, sure gasser, ozon, hydrogenfluorid og ubehagelige lugtgener. Vores støvmasker har et aktiveret lag af kul, der beskytter mod ubehagelige lugtgener. Den konvekse form, den bløde ansigtstætning, næsebøjlen og de dobbelte hovedstropper hjælper med at tilpasse masken til en lang række forskellige ansigter, og du kan bruge de farvede, flettede hovedstropper til hurtigt at identificere deres beskyttelsesgrad.



- Leverer FFP1 (NPF 4)-, FFP2 (NPF 12)- og FFP3 (NPF 50)-beskyttelse imod støv og aerosoler
- Laget af aktivt kul er med til at yde beskyttelse mod ubehagelige lugtgener og – i visse modeller – mod lave niveauer af organiske aerosoler, sure gasser og ozon (NPF 10)
- Den konvekse form, næsebøjlen og de dobbelte hovedstropper er med til at sikre en komfortabel pasform på de fleste ansigtsformer

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000030030	9925	3M™ støvmaske til svejsning, FFP2, med ventil, 9925	80	pr. styk
7000030031	9928	3M™ støvmaske til svejsning, FFP2, med ventil, 9928	80	pr. styk
7000034740	9913	3M™ støvmaske, speciel, FFP1, uden ventil, 9913	100	pr. styk
7000088787	9922	3M™ støvmaske, speciel, FFP2, med ventil, 9922	100	pr. styk
7000034738	9926	3M™ støvmaske, speciel, FFP2, med ventil, 9926	100	pr. styk
7000052909	9936	3M™ støvmaske, speciel, FFP3, med ventil, 9936	180	pr. styk

Åndedrætsværn

Halvmasker

Focus

3M™ Vedligeholdelsesfrit, genanvendeligt åndedrætsværn i 4000+-serien

3M™ vedligeholdelsesfri, genanvendelige åndedrætsværn i 4000-serien er en unik serie af enkle åndedrætsværn, der er klar til brug og har indbyggede filtre. Forbedrede ventiler er med til at reducere modstanden ved udånding, og den bløde tætsiddende, teksturerede ansigtstætning indeholder ikke silikone. Indeholder en genlukkelig pose til hygiejnisk opbevaring og transport.



- Forbedrede ventiler er med til at reducere modstanden ved udånding for at lette vejtrækningen
- Let og velafbalanceret design
- Indbyggede filtre betyder, at det er klar til brug og vedligeholdelsesfrit

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100113098	4251+	3M™ Vedligeholdelsesfri, genanvendelig halvmaske-åndedrætsværn, FFA1P2 R D-filtre, 4251+	10	pr. styk
7100113101	4255+	3M™ Vedligeholdelsesfri, genanvendelig halvmaske-åndedrætsværn, FFA2P3 R D-filtre, 4255+	10	pr. styk
7100113102	4277+	3M™ Vedligeholdelsesfri, genanvendelig halvmaske-åndedrætsværn, FFABE1P3 R D-filtre, 4277+	10	pr. styk
7100113103	4279+	3M™ Vedligeholdelsesfri, genanvendelig halvmaske-åndedrætsværn, FFABEK1P3 R D-filtre, 4279+	10	pr. styk

Focus

3M™ Cool Flow™ blæser

3M™ Cool Flow™ blæser er et valgfrit tilbehør til 3M™ vedligeholdelsesfrie genanvendelige åndedrætsværn. Vores ventilator har en kontrolfunktion, der med en enkelt knap giver forbedret komfort for brugeren under lange arbejds-skift. Den er genopladelig og leveres med et opladerstik.



- Reducerer ophobning af varme og fugt
- Til brug med 3M™ vedligeholdelsesfrie, genanvendelige åndedrætsværn 4000+ og 0694X+
- Valgfrit tilbehør, der let og sikkert kan monteres

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100135815	1040	3M™ Cool Flow™-blæser, standard, 1040	5	pr. styk

Åndedrætsværn

Focus

3M™ Secure Click™ genanvendelig halvmaske-åndedrætsværn i HF-800-serien

3M™ Secure Click™ genanvendeligt halvmaske-åndedrætsværn i HF-800-serien er enkel, behagelig og pålidelig i brug, men stadig med gennemtænkte og intuitive funktioner. Fås i tre forskellige størrelser: lille, mellem og stor. Alle åndedrætsværn i HF-800-serien fås med talemembran (valgfri).



- Større åndbarhed og komfort via verdens første quad-flow-filterkassettesystem
- Tæthedstjek ved et enkelt tryk giver medarbejderne mere tillid til, at åndedrætsværnet slutter tæt til ansigtet
- Talemembran, som er udviklet til at sikre lettere kommunikation under arbejdet

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100172004	HF-803	3M™ Secure Click™ Genanvendeligt halvmaske-åndedrætsværn, large, HF-803	10	pr. styk
7100172003	HF-802	3M™ Secure Click™ Genanvendeligt halvmaske-åndedrætsværn, medium, HF-802	10	pr. styk
7100171979	HF-801	3M™ Secure Click™ Genanvendeligt halvmaske-åndedrætsværn, small, HF-801	10	pr. styk
7100172005	HF-803SD	3M™ Secure Click™ Talemembran til genanvendeligt halvmaske-åndedrætsværn, large, HF-803SD	10	pr. styk
7100171980	HF-802SD	3M™ Secure Click™ Talemembran til genanvendeligt halvmaske-åndedrætsværn, medium, HF-802SD	10	pr. styk
7100172006	HF-801SD	3M™ Secure Click™ Talemembran til genanvendeligt halvmaske-åndedrætsværn, small, HF-801SD	10	pr. styk

Focus

3M™ Genanvendeligt halvmaske-åndedrætsværn 7500-serien

3M™ genanvendelige halvmaske i 7500-serien har et dobbeltfilterdesign med bajonetfatning, der passer til en bred vifte af 3M's letvægtsfiltre. Vores masker i 7500-serien har en 3M™ Cool Flow™ ventil, en blød ansigtstætning, som giver komfort, og en unik hovedstrop med valgfri drop down-strop.



- Den bløde ansigtstætning og den lave åndingsmodstand gør dem komfortable at have på i lang tid ad gangen
- Cool Flow™ ventil hjælper med at reducere ophobning af varme ved at gøre det lettere for den varme udåndingsluft at slippe ud
- Dobbeltfilterdesign til jævn vægtfordeling og minimal forstyrrelse af synsfeltet

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000061553	7523M	3M™ genanvendelig halvmaske, startpakke, A2P3 R-filter, maskestr. mellem, 7523M	4	Kit
7000061555	7523L	3M™ genanvendelig halvmaske, startpakke, A2P3 R-filter, maskestr. stor, 7523L	4	Kit
7000104176	7501	3M™ halvmaske, lille, 7501	10	pr. styk
7000104177	7502	3M™ halvmaske, mellem, 7502	10	pr. styk
7000104178	7503	3M™ halvmaske, stor, 7503	10	pr. styk

Åndedrætsværn

3M™ Genanvendeligt halvmaske-åndedrætsværn 6500QL-serien

3M™ genanvendelig halvmaske 6500QL er et førsteklasses valg til at hjælpe med at beskytte din arbejdsstyrke mod visse luftbårne kontaminanter, når de bruges med godkendte 3M-filtre.

- Genanvendeligt åndedrætsværn designet til krævende og snavsede arbejdsmiljøer
- Når den bruges sammen med det korrekte 3M-filter med bajonetfatning, kan den beskytte mod skadelige gasser, dampe og/eller partikler
- Quick Latch Drop Down-lukkemekanisme giver nem på- og aftagning



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100020699	6501QLS	3M™ Genanvendeligt halvmaske-åndedrætsværn, Quick Latch, lille, 6501QL	10	pr. styk
7100018994	6502QLM	3M™ Genanvendeligt halvmaske-åndedrætsværn, Quick Latch, mellem, 6502QL	10	pr. styk
7100018995	6503QLL	3M™ Genanvendeligt halvmaske-åndedrætsværn, Quick Latch, stor, 6503QL	10	pr. styk

3M™ Genanvendeligt halvmaske-åndedrætsværn 6000-serien

3M™ genanvendelig halvmaske i 6000-serien er fremstillet af et let og komfortabelt elastomer-materiale med et dobbeltfilterdesign med bajonetfatning, samt hoved- og nakkestrop, der er nemme at fastgøre. Vores halvmasker har en lav profil og fås i tre forskellige størrelser.

- Prisenlig, minimal vedligeholdelse og nem håndtering
- Genanvendelige halvmasker, der er designet med enkelhed for øje
- Hovedstrop og nakkestrop, der er nemme at fastgøre



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000146845	6100S	3M™ Genanvendeligt halvmaske-åndedrætsværn, lille, 6100-serien	8	pr. styk
7000146847	6200M	3M™ Genanvendeligt halvmaske-åndedrætsværn, mellem, 6200	8	pr. styk
7000146849	6300L	3M™ Genanvendeligt halvmaske-åndedrætsværn, stor, 6300	8	pr. styk
7000079742	650A	3M™ Genanvendeligt halvmaske-åndedrætsværnsæt til landbrugsarbejdere, 650	4	pr. styk
7000061551	6223M	3M™ genanvendeligt halvmaske-åndedrætsværn, A2P3 R-filter, maskestr. mellem, 6223M	4	Kit

Åndedrætsværn

3M™ Halvmaske i HF-300-serien

3M™ Halvmaske i HF-300-serien er designet med tanke på god brugerkomfort og praktisk brug. HF-300 beskytter mod flere forskellige former for sundhedsskadelig luft og er kompatibel med 3M™ DT-filterseriens DIN-gevind. HF-300 er praktisk på arbejdspladser, hvor der bruges forskellige former for åndedrætsbeskyttelse, benytter samme DT-filtersortiment som 3M™ Turboåndedrætsværn i PF-600-serien og 3M™ Helmasker i FF-300- og FF-600-serien, hvilket minimerer det antal filtertyper, der skal indkøbes. Bemærk, at 3M™ Halvmaske i HF-300-serien tidligere blev kaldt Scott™ AVIVA 40 Halvmaske.



- Kompatibel med 3M™ DT-filterserien
- Fås i tre forskellige størrelser
- Fås som et brugsklart kit, komplet med åndedrætsværn og filtre

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100265024	HF-301	3M™ Halvmaske HF-301, Lille, 10 stk./kasse	10	pr. styk
7100265524	HF-302	3M™ Halvmaske HF-302, Medium, 10 stk./kasse	10	pr. styk
7100265229	HF-303	3M™ Halvmaske HF-303, Stor, 10 stk./kasse	10	pr. styk
7100265072	HF-3014	3M™ Halvmaske og A2P3-kombinationsfilterkit HF-3014, Lille, 10 stk./kasse	10	pr. styk
7100265073	HF-3024	3M™ Halvmaske og A2P3-kombinationsfilterkit HF-3024, Medium, 10 stk./kasse	10	pr. styk
7100265044	HF-3034	3M™ Halvmaske og A2P3-kombinationsfilterkit HF-3034, Stor, 10 stk./kasse	10	pr. styk
7100265070	HF-3011	3M™ Halvmaske og P3-partikelfilterkit HF-3011, Lille, 10 stk./kasse	10	pr. styk
7100265235	HF-3021	3M™ Halvmaske og P3-partikelfilterkit HF-3021, Medium, 10 stk./kasse	10	pr. styk
7100265071	HF-3031	3M™ Halvmaske og P3-partikelfilterkit HF-3031, Stor, 10 stk./kasse	10	pr. styk

3M™ Halvmaske i HF-350-serien

3M™ Halvmaske i HF-350-serien, er designet med tanke på god brugerkomfort og praktisk brug. HF-350 har 50 mm-filtergevind, er kompatibel med 3M™ PV-251-filtre og et praktisk valg til brugere af asbestkit til 3M™ Turboåndedrætsværn i PV-300-serien, da det antal filtertyper, som skal indkøbes, kan minimeres. Bemærk, at 3M™ Halvmaske i HF-350-serien tidligere blev kaldt Scott™ AVIVA 50 Halvmaske.



- Kompatibel med 3M™ PV-251-filtre
- Fås i tre forskellige størrelser
- Fås som et brugsklart kit, komplet med åndedrætsværn og filtre

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100265223	HF-351	3M™ Halvmaske HF-351, Lille, 50 mm, 10 stk./kasse	10	pr. styk
7100265228	HF-352	3M™ Halvmaske HF-352, Medium, 50 mm, 10 stk./kasse	10	pr. styk
7100265222	HF-353	3M™ Halvmaske HF-353, Stor, 50 mm, 10 stk./kasse	10	pr. styk

Åndedrætsværn

Helmasker

Focus

3M™ Secure Click™ genanvendelige heldækkende åndedrætsværn

3M™ Secure Click™ genanvendelig helmaske i FF-800-serien er designet med smarte og intuitive funktioner, der hjælper med at beskytte mod partikler og/eller en lang række gasser og dampe, når den bruges sammen med godkendte 3M™ Secure Click™ filtre. Denne maske leveres med spændende funktioner, der gør den til 3M's næste generation inden for komfort, åndbarhed og enkelhed.



- Den hurtige og nemme et-tryks-knap med overtryk og tæthedstjek giver mere tillid til, at åndedrætsværnet sidder korrekt
- To gas- og dampfiltre på hvert åndedrætsværn skaber verdens første firesidede gas- og dampfiltersystem med fire luftstrømsveje, der giver nem vejtrækning og større komfort
- En stor linse giver et fremragende synsfelt, mens behandlingen med Scotchgard™ Protector giver forbedret maling- og pletbestandighed

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100262627	FF-801	3M™ Secure Click™ genanvendelig helmaske, lille, FF-801	4	pr. styk
7100262628	FF-802	3M™ Secure Click™ genanvendelig helmaske, medium, FF-802	4	pr. styk
7100262626	FF-803	3M™ Secure Click™ genanvendelig helmaske, stor, FF-803	4	pr. styk

3M™ Genanvendeligt helmasket åndedrætsværn i FF-600-serien

3M™ Genanvendelig helmaske i FF-600-serien har et panoramavisir, der er designet til at forhindre visuel forvrængning og give et ubegrænset synsfelt.

FF-600 egner sig til en lang række brugere og anvendelser, er kompatibel med 3M™ DT-filterserien og kan sammen med ekstraudstyr benyttes i et turboåndedrætssystem. Bemærk, at 3M™ Genanvendelig helmaske i FF-600-serien tidligere blev kaldt Scott™ Vision 2/FM4 Helmaske.



- Designet med funktioner, som forbedrer brugerens komfort, herunder en blød, fleksibel ansigtstætning fremstillet af flydende silikonegummi, en justerbar 5-punkts hovedstrop og et panoramavisir
- Kompatibel med 3M™ Filters DT-serien eller kan bruges som maske til 3M™ Turboåndedrætsværn i PF-600E+-serien (kun FF-600)
- Fås i tre størrelser, hver med et udvalg af frontmonterede (FF-600F) eller sidemonterede (FF-600) filterporte

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100236942	FM4S	3M™ Genanvendeligt helmasket åndedrætsværn i lille størrelse FF-601	4	pr. styk
7100236941	FM4M	3M™ Genanvendeligt helmasket åndedrætsværn i medium størrelse FF-602	4	pr. styk
7100236885	FM4ML	3M™ Genanvendeligt helmasket åndedrætsværn i medium/stor størrelse, FF-603	4	pr. styk

Åndedrætsværn

3M™ Genanvendeligt åndedrætsværn i FF-300-serien

3M™ Genanvendeligt helmaske åndedrætsværn i FF 300-serien er vores multifunktionelle helmaske, der er designet til at give holdbar og komfortabel beskyttelse mod en lang række åndedrætsrisici. Anvendes sammen med godkendte 3M Turboåndedrætsværn eller som åndedrætsværn med negativt tryk med 3M™ DT-seriens filtre, der beskytter mod en lang række farer i industrien.

- Brug som et enkeltfiltermaske med negativt tryk eller som ansigtsdel til et turboåndedrætsværn
- Svedporten øger brugerens komfort ved langvarig brug
- Visiret giver et godt synsfelt og leveres i polykarbonat eller et varmebestandigt materiale til brug ved høj varme



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100237033	FM3S	3M™ Genanvendelig helmaske i lille størrelse FF-301	4	pr. styk
7100236989	FM3L	3M™ Genanvendeligt helmaske åndedrætsværn i medium/stor størrelse, FF-302	4	pr. styk

3M™ Helmaske i FF-600-serien

3M™ Helmaske i FF-600-serien har et panoramavisir, der muliggør ubegrænset synsfelt. FF-600-serien er kompatibel med 3M™ DT-filterserien og velegnet til en lang række brugere og anvendelser.

- Panoramavisir muliggør ubegrænset synsfelt
- Visiret er designet til at minimere visuel forvrængning
- Blød, meget fleksibel og tilpasset tætning fremstillet af flydende silikonegummi giver øget brugerkomfort



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100265075	FF-601F	3M™ Helmaske med frontmonteret genanvendeligt åndedrætsværn FF-601F, Lille, 4 stk./kasse	4	pr. styk
7100265074	FF-602F	3M™ Helmaske med frontmonteret genanvendeligt åndedrætsværn FF-602F, Medium, 4 stk./kasse	4	pr. styk
7100265236	FF-603F	3M™ Helmaske med frontmonteret genanvendeligt åndedrætsværn FF-603F, Stor, 4 stk./kasse	4	pr. styk

3M™ helmaske i 6000-serien

3M™ genanvendelige helmasker i 6000-serien har et stort visir af polykarbonat og en blød elastomermaske. 3M™ bajonetfatningssystemet giver mulighed for at påsætte en bred vifte af lette dobbeltfiltre fra 3M. 6000-serien er let og har en 3M™ Cool Flow™-ventil og fastgørelse med fire stropper.

- Blødt, elastomert ansigtsstykke for bærekraft
- Fastgørelse med fire stropper betyder, at masken er nem at tage på og af
- Stort polykarbonatvisir giver god synlighed, og det overholder relevante ydeevnekrav i EN166:B



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100015974	6700S	3M™ helmaske, lille, 6700	4	pr. styk
7100015051	6800M	3M™ helmaske, mellem, 6800	4	pr. styk
7100015052	6900L	3M™ helmaske, stor, 6900	4	pr. styk

Filtre til 3M™ Halv- og Helmasker

3M™ Secure Click™ Partikelfiltre

3M™ Secure Click™ partikelfiltrene er CE-godkendte til miljøer med visse partikeltyper til brug med 3M™ Secure Click™ åndedrætsværn .



- De nye dobbeltflow-filtre sikrer en lettere vejtrækning
- Beskytter mod partikler og har mulighed for beskyttelse mod lugtgener fra organiske dampe og sure gasser (under GV)
- Nem og hurtig tilslutning. Du skal bare sikre, at tilslutningerne flugter, og trykke, indtil du hører et klik

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100206892	D9038	3M™ Secure Click™ Partikelfilter med beskyttelse mod hydrogenfluorid og organiske damp- og syregasser på geneniveau, hård skal, P3 R, D9038	40	Emballage
7100206891	D9035	3M™ Secure Click™ Partikelfilter, hård skal, P3 R, D9035	40	Emballage
7100197283	D7915	3M™ Secure Click™ partikelfilter, P1 R, D7915	320	pr. styk
7100197481	D3125	3M™ Secure Click™ partikelfilter, P2 R, D3125	40	Emballage
7100197286	D7925	3M™ Secure Click™ partikelfilter, P2 R, D7925	320	pr. styk
7100197284	D3135	3M™ Secure Click™ partikelfilter, P3 R, D3135	40	Emballage
7100197285	D7935	3M™ Secure Click™ partikelfilter, P3 R, D7935	320	pr. styk
7100197270	D3138	3M™ Secure Click™ partikelfilter med beskyttelse mod organiske dampe og syregasser på geneniveau samt mod ozon op til 10 x OEL, P3 R, D3138	40	Emballage

3M™ Secure Click™ gas-, damp- og partikelfiltre i D8000-serien

3M™ Secure Click™ gas-, damp- og partikelfiltre i D8000-serien kan tilbyde beskyttelse mod en række sundhedsskadelige luftarter afhængigt af den valgte model. Anvendes med 3M™ Secure Click™ genanvendelige åndedrætsværn. De nye dobbeltflow-filtre sikrer en lettere vejtrækning.



- De nye dobbeltflow-filtre sikrer en lettere vejtrækning
- Beskytter mod en række sundhedsskadelige luftarter afhængigt af den valgte model
- Nem og hurtig filtertilslutning. Du skal bare sikre, at tilslutningerne flugter, og trykke, indtil du hører et klik

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100153224	D8051	3M™ Secure Click™ gas-, damp- og partikelfilter, A1, med Dual Flow, D8051	32	Emballage
7100153226	D8059	3M™ Secure Click™ gas-, damp- og partikelfilter, A1B1E1K1, med Dual Flow, D8059	32	Emballage
7100153236	D8094	3M™ Secure Click™ gas-, damp- og partikelfilter, A1B1E1K1P3 R, med Dual Flow, D8094	32	Emballage
7100153231	D8055	3M™ Secure Click™ gas-, damp- og partikelfilter, A2, med Dual Flow, D8055	32	Emballage
7100153235	D8095	3M™ Secure Click™ gas-, damp- og partikelfilter, A2P3 R, med Dual Flow, D8095	32	Emballage

Åndedrætsværn

3M™ Partikelfiltre

3M™ partikelfiltre giver beskyttelse mod en bred vifte af støv, tåger og andre partikler. 3M partikelfiltre giver lav åndingsmodstand og god balance med en slank, tilbagesvinget profil, der er designet til at optimere dit synsfelt, når du bærer åndedrætsværnet. Udvalgte filtre i serien kan bruges sammen med en 3M™ 501 filterholder og et 3M™ gas- og dampfilter for at give kombineret gas-, damp- og partikelbeskyttelse.



- Beskytter mod en række forskellige støv, tåger og partikler
- Muligheder for P1-, P2- eller P3-beskyttelse
- Har 3M bajonetstilslutning

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000037674	5925	3M™ Partikelfilter P2 R, 5925	80	pr. styk
7100052193	6925	3M™ Partikelfilter P2 R, 06925	80	pr. styk
7000037675	5935	3M™ Partikelfilter P3 R, 5935	80	pr. styk
7000032083	6035	3M™ Partikelfilter P3 R, 6035	80	pr. styk
7000059883	6038	3M™ Partikelfilter P3 R, 6038	80	pr. styk
7000037673	5911	3M™ Partikelfilter, P1 R, 5911	120	pr. styk
7100015050	2125S	3M™ Partikelfilter, P2 R, 2125	80	pr. styk
7000052348	2128	3M™ Partikelfilter, P2 R, 2128	80	pr. styk
7100240628	2135	3M™ Partikelfilter, P3 R, 2135	80	pr. styk
7000029735	2138S	3M™ Partikelfilter, P3 R, 2138	80	pr. styk
7000061557	5535	3M™ Partikelfiltersæt, A2P3 R, 5535	4	Kit

3M™ Gas-, damp- og partikelfiltre

3M™ gas-, damp- og partikelfiltre har en bajonetstilslutning, der passer til en bred vifte af kompatible halv- og helsidede 3M™ genanvendelige masker. Den tilbagesvingede profil er designet til at optimere dit synsfelt. Vores serie af lette filtre giver afbalanceret åndedrætsbeskyttelse i skadelige arbejdsmiljøer.



- Beskytter mod en række af forskellige dampe, gasser og partikler
- Kombinerer beskyttelse med komfort og balance
- Lavprofil design, der optimerer dit synsfelt

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000034746	6075	3M™ Gas- og dampfilter, A1 og formaldehyd, 6075	64	pr. styk
7100104317	6092	3M™ Gas-, damp- og partikelfilter, A1B1E1K1P3 R + formaldehyd, 6092	32	pr. styk
7100104310	6091	3M™ Gas-, damp- og partikelfilter, A1P3 R, 6091	32	pr. styk
7100104327	6099	3M™ Gas-, damp- og partikelfilter, A2B2E2K2HgP3 + formaldehyd, 6099	32	pr. styk
7100104312	6095	3M™ Gas-, damp- og partikelfilter, A2P3 R, 6095	32	pr. styk
7000021315	6098	3M™ Gas-, damp- og partikelfilter, AXP3 NR, 6098	32	pr. styk
7000089105	6915	3M™ Organisk dampfilter, A2, 06915	16	pr. styk
7000034751	6051	3M™ gas- og dampfilter, A1, 6051	64	pr. styk
7000034749	6055	3M™ gas- og dampfilter, A2, 6055	64	pr. styk
7100006000	6057	3M™ gas- og dampfilter, ABE1, 6057	64	pr. styk
7000034747	6059	3M™ gas- og dampfilter, ABEK1, 6059	64	pr. styk
7000034750	6054	3M™ gas- og dampfilter, K1, 6054	64	pr. styk

3M™ DT-filterserie

Brug 3M™ Filters DT-serien til effektiv beskyttelse mod en række partikler, gasser og dampe eller kombinationsfarer.



Egnet til brug sammen med visse 3M™ tætsiddende åndedrætsværn med halv- og helmaske med negativt tryk samt 3M™ Turboåndedrætsværn i PF-600E+-serien.

- Indeholder specifikationer til beskyttelse mod farer i form af partikler, gasser og dampe eller kombinationsfarer
- Har DIN40 mm-gevind til fastgørelse
- Bemærk, at filtre i DT-serien tidligere blev kaldt Pro2000-filtre

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100264834	DT-4001E	3M™ Gas- og dampfilter GF22 A2, DT-4001E, 10 stk./kasse	10	pr. styk
7100265237	DT-4005E	3M™ Gas- og dampfilter GF22 A2B2, DT-4005E, 10 stk./kasse	10	pr. styk
7100264839	DT-4006E	3M™ Gas- og dampfilter GF32 A2B2E2K2, DT-4006E, 10 stk./kasse	10	pr. styk
7100264836	DT-4007E	3M™ Gas- og dampfilter GF32 AX, DT-4007E, 10 stk./kasse	10	pr. styk
7100264840	DT-4041E	3M™ Kombinationsfilter CF32 A2P3 R D, DT-4041E, 10 stk./kasse	10	pr. styk
7100264838	DT-4048E	3M™ Kombinationsfilter CF32 AXB2P3 R D, DT-4048E, 10 stk./kasse	10	pr. styk
7100264837	DT-4047E	3M™ Kombinationsfilter CF32 AXP3 R D, DT-4047E, 10 stk./kasse	10	pr. styk
7100264841	DT-4049E	3M™ Kombinationsfilter CF32 Reactor HgP3 R D, DT-4049E, 10 stk./kasse	10	pr. styk
7100260644	DT-4035E	3M™ Kombinationsfilter, CF22 A2B2P3 R D, DT-4035E	10	pr. styk
7100260646	DT-4031E	3M™ Kombinationsfilter, CF22 A2P3 R D, DT-4031E	10	pr. styk
7100260645	DT-4046E	3M™ Kombinationsfilter, CF32 A2B2E2K2HgP3 R D, DT-4046E	10	pr. styk
7100260628	DT-4045E	3M™ Kombinationsfilter, CF32 A2B2E2K2P3 R D, DT-4045E	10	pr. styk
7100264835	DT-1135EN	3M™ Partikelfilter PF10 P3 R D, DT-1135E, Gul, 10 stk./kasse	10	pr. styk
7100265523	DT-1235E	3M™ Partikelfilter PFR 10 P3 DT-1235E, 10 stk./kasse	10	pr. styk
7100265239	DT-1235E BULK	3M™ Partikelfilter PFR 10 P3 DT-1235E, Bulk, 20 stk./kasse	20	pr. styk
7100260643	DT-1135E BULK	3M™ Partikelfilter, PF10 P3 R D, DT-1135E	20	pr. styk
7100266031	DT-4149E	3M™ kombinationsfilter CFR32 reaktor HgP3 R D (LI2) DT-4149E, 10/æske	10	pr. styk
7100266028	DT-4145E	3M™ kombinationsfilter CFR 32 A2B2E2K2-P3 R D DT-4145E, 10 stk./æske	10	pr. styk

3M™ PV-filterserien til brug sammen med PV-300-serien

3M™ Partikelfilter PV-1251E beskytter mod partikler såsom faste og væskeformige partikler, toksiske og radioaktive partikler, mikroorganismer (f.eks. bakterier og vira) og enzymer. Det er designet til brug sammen med 3M™ Turboåndedrætsværn PV-300E og 3M™ Halvmaske i HF-350-serien med undertryk



- Beskytter mod partikler såsom faste og væskeformige partikler, toksiske og radioaktive partikler, mikroorganismer (f.eks. bakterier og vira)
- Egnet til brug med 3M™ Turboåndedrætsværn PV-300E (tidligere kaldet 3M™ Scott™ Phantom Vision)
- Egnet til brug sammen med 3M™ Halvmaske i HF-350-serien med undertryk (tidligere kendt som 3M™ Scott™ AVIVA 50)

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100264725	PV-1251E	3M™ Partikelfilter PV-1251E, Bulk, 10 stk./kasse	10	pr. styk
7100265015	PV-1251E BULK	3M™ Partikelfilter PV-1251E, Bulk, 20 stk./kasse	20	pr. styk

Fit-test system

3M™ trænings- og tilpasningstestkit

Testsæt og tilbehør designet til at hjælpe din organisation med at opfylde lovgivningens krav til tilpasningstest af tætsiddende åndedrætsværn. Sættene kan bruges til at validere ansigt-til-åndedrætsværnforsøglingen på alle engangs- og halvmaske-åndedrætsværn. Ikke egnet til tilpasningstest af helmasker - dette skal ske gennem kvantitativ ansigtstilpasningstest.



- Tilpasningstestsæt og tilbehør kan bruges til at kontrollere åndedrætsværns pasform
- FT-10 bruger en testopløsning med natriumsaccharin til at frembringe en sødlig spray
- FT-30 bruger en testopløsning med denatoniumbenzoat til at danne en bitter spray

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000002042	FT30	3M™ tilpasningstestsæt, kvantitativt, bitter, FT-30	1	pr. styk
7000001898	FT10	3M™ tilpasningstestsæt, kvantitativt, sød, FT-10	1	pr. styk

3M™ kraver til tilpasningstest

3M™ krave til tilpasningstest FT-15 bruges sammen med 3M™ kvalitativ tilpasningstest-systemkit FT-10 sød og FT-30 bitter som testmiljø.



- Krave til tilpasningstest; skal bruges sammen med 3M™ hætte til tilpasningstest FT-14
- Brugt sammen med 3M™ kvalitativ tilpasningstest-system FT-10, FT-30 og 3M™ trænings- og tilpasningstestæske FT-20
- Kan bruges til at validere ansigt-til-åndedrætsværnforsøglingen på alle engangs- og halvmaske-åndedrætsværn

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000051789	FT-15	3M™ hætte til tilpasningstest FT-15	1	pr. styk

3M™ Forstøver FT-13

Udskiftelig forstøver brugt med 3M™ kvalitativ tilpasningstest-system FT-10, FT-30 og 3M™ trænings- og tilpasningstest-æske FT-20.

- En reservedel til 3M™ kvalitativ tilpasningstest-systemkit FT-10 sød og FT-30 bitter
- Hurtig og nem metode til at udføre kvalitativ tilpasningstest
- Bruges sammen med 3M™ kvalitativ tilpasningstest-system FT-10, FT-30 og 3M™ trænings- og tilpasningstestæske FT-20



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000001897	FT13	3M™ Forstøver, FT-13	3	pr. styk

Åndedrætsværn

3M™ Følsomhedsopløsning

3M™ følsomhedsopløsninger bruges til at teste åndedrætsværnsbrugerens følsomhed over for en sød eller bitter opløsning. Til brug sammen med 3M™ kvalitativ tilpasningstest-systemkit FT-10 (sød) og FT-30 (bitter)

- Sød eller bitter smagende følsomhedsopløsning til tilpasningstest
- 3M™ følsomhedsopløsninger, sød, FT-11 bruger en testopløsning med natriumsaccharin til at danne en sødlig aerosol.
- 3M™ følsomhedsopløsning, bitter, 55 ml, FT-31 bruger en testopløsning med denatoniumbenzoat til at danne en meget bitter smag



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100004635	FT31	3M™ følsomhedsopløsning, bitter, 55 ml, FT-31	6	pr. styk
7000029587	FT11	3M™ følsomhedsopløsning, sød, 55 ml, FT-11	6	pr. styk

3M™ Tilpasningsopløsning

Udskiftelige tilpasningstestopløsninger til brug med 3M™ kvalitativ tilpasningstest-systemkit FT-10 (sød) og FT-30 (bitter). Valget mellem det bitre og det søde testsæt er personligt, men en lille procentdel af befolkningen er ikke i stand til at detektere saccharin, i hvilket tilfælde den bitre test skal bruges.

- Sød eller bitter smagende følsomhedsopløsning til tilpasningstest
- 3M™ tilpasningstestopløsning, sød, FT-12 bruger en testopløsning med natriumsaccharin til at danne en sødlig aerosol.
- 3M™ tilpasningstestopløsning, bitter, FT-32 bruger en testopløsning med denatoniumbenzoat til at producere en bitter aerosol



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100004634	FT32	3M™ tilpasningstestopløsning, bitter, 55 ml, FT-32	6	pr. styk
7100004636	FT12	3M™ tilpasningstestopløsning, sød, 55 ml, FT-12	6	pr. styk

3M™ Secure Click™ adaptersæt til kvantitativ tilpasningstest

3M™ Secure Click™ adaptersæt til kvantitativ tilpasningstest er til udførelse af kvantitative tilpasningstest på 3M™ Secure Click™ genanvendelige åndedrætsværn. Filtre medfølger ikke.

- Brug den til at udføre kvantitative tilpasningstest på 3M™ Secure Click™ genanvendelige åndedrætsværn med talemembran
- Hovedstrop inkluderet
- Ikke til brug med 3M™ Secure Click™ åndedrætsværn uden talemembran - for disse åndedrætsværn undersøg manuelt åndedrætsværnet



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100265593	FF-800-06	3M™ Secure Click™ adapter til kvantitativ tilpasningstest, FF-800-06	1	pr. styk

■ Åndedrætsværn

3M™ Tilpasningstestadaptere

For at få en alternativ metode til deling af et tilpasningsteståndedrætsværn med sonde bruges 3M™ Kvantitative tilpasningstestadaptere. Vores tilpasningstestadaptersæt gør det muligt at udføre tilpasningstest med et personligt 3M™ Åndedrætsværn i stedet for at bruge et delt tilpasningsteståndedrætsværn med sonde.

- Adapteren gør det muligt at udføre en tilpasningstest med en brugers personlige 3M™ Åndedrætsværn
- Alternativ til at dele et åndedrætsværn med sonde til tilpasningstest
- Hurtig og nem at montere



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000001945	601	3M™ Kvantitativ tilpasningstestadapter, 601	1	pr. styk

Filter selection guide.

Application	Hazard	Typical Protection Considered
Painting, Spraying, Varnishing, Coating (Non Isocyanates** based)	Solvent-Based Paint**	A2P3 R
	Anti-Fouling Paint Spraying / Grinding	A2P3 R
	Water Soluble Paint	A1P2 R
	Solvents, Resins, Synthetic Resins**	A2P3 R
	Latex-Paint, Residual Solvents	A2P3 R
	Wood Preservatives	A1P2 R
Maintenance	Disinfection, Cleaning*	ABEK1P2 R
Decoration	Spray-On Glue, Foam, Varnish, Adhesive	A1P2 R
Waste Removal	Bacteria, Spores, Odours	A1P2 R
Agriculture	Pesticides, Insecticides	ABEK1P2 R
Wood Treatment	Bonding, Spray-On Glue	A2P3 R
Construction, Grinding, Cutting, Drilling	Tarring	A2P3 R
	Sealing	A1P2 R
	Spray Foam Insulation	A1P2 R
Coating	Organic Solvent/with boiling point less than 65 C	AXP3 R
	Ammonia Based Paint Remover	ABEK
	Polyurethane Coating**	ABEK1P3 R
	Solvent Based Varnish	A2
	Water Based Varnish	A1
Bonding	Solvent containing Adhesives	A1
Handling	Sulphur Dioxide	ABE
	Hydrochloric Acid	ABE
	Liquid Manure	ABEK
	Ammonia	K
	Formaldehyde	A1 + Form
	Hazardous goods storage/transport	ABEK1P3 R

Warning:
This guide is only an outline. It should not be used as the only means for selecting a respirator. Details regarding performance and limitations are set out on the respirator package and user instructions. Before using any of these respirators, the wearer must read and understand the user instructions for each product. Specific country legislation must be observed.

* excluding Formaldehyde

** for occurrence of Isocyanates, please contact the 3M Customer Helpline +44 (0) 870 60 800 60 or your local 3M office

What types of filters are there?

Filter Type	Colour	Main area of application
P	White	Solid and liquid particles
A	Brown	Organic gases and vapours with boiling point >65°C.
AX	Brown	Highly volatile organic solvents with boiling point <65°C.
B	Grey	Inorganic gases
E	Yellow	Acid Gases
K	Green	Ammonia and organic ammonia derivatives
Hg	Red	Mercury (vapour) and mercury compounds

Filter Classification	APF with 3M Half Mask	APF with 3M Full Face Mask
P1	4	4
P2	10	10
P3	20	40
Class 1 Gas and Vapour filters	10 or 1000ppm (whichever is lower)	20 or 1000ppm (whichever is lower)
Class 2 Gas and Vapour filters	10 or 5000ppm (whichever is lower)	20 or 5000ppm (whichever is lower)


AX-Filter for low boiling point (organic composition with a low boiling point under 65 °C). AX-Filter should only be fitted to 3M™ Full Face masks. AX filters may only be used for a single shift.
A1 and A2 Filter for organic vapour with a boiling point above 65 °C.

APF = Assigned Protection Factor (For further information on APFs see HSE document HSG53)

Select the right respirator and filter.

3M™ Bayonet Filter Series

3M™ Reusable Respirators and Filters at a glance




* Only for full face masks

3M™ Secure Click™ Series Filters



3M™ DT-Series Filters



Reserve dele og tilbehør til 3M™ Halv- og Helmasker

3M™ Stænkskærm til genanvendelige åndedrætsværn

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100113104	400+	3M™ Stænkskærm til genanvendeligt åndedrætsværn til 3M™ vedligeholdelsesfrie, genanvendelige halvmasker i 4000+-serien, 400+	500	pr. styk

3M™ Visir- og linsedæksler til genanvendelige åndedrætsværn

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100188168	6885	3M™ Visirdæksel til genanvendeligt helmaske-åndedrætsværn, til 3M™ genanvendelig helmaske i 6000-serien, 6800	100	pr. styk

3M™ Secure Click™ filterholdere til genanvendelige åndedrætsværn

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100184498	D701	3M™ Secure Click™ filterholder til genanvendeligt åndedrætsværn, D701	1	pr. styk

3M™ Filterholdere til genanvendelige åndedrætsværn

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100066103	501	3M™ Filterholder til genanvendeligt åndedrætsværn, 501	20	pr. styk

3M™ Filteradaptere til genanvendelige åndedrætsværn

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100066105	502	3M™ Filteradapter til genanvendeligt åndedrætsværn, 502	64	pr. styk
7100066104	603	3M™ Filteradapter til genanvendeligt åndedrætsværn, 603	16	pr. styk

3M™ renseservietter til genanvendelige åndedrætsværn

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100050720	105	3M™ renseservietter til ansigtstætning til genanvendeligt åndedrætsværn, 105	200	Emballage

■ Åndedrætsværn

3M™ genanvendelige brillesæt til åndedrætsværn

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100236681	FM421	3M™ Brilleholder 52 mm FF-600-21 til 3M™ Helmaske FF-600	3	pr. styk
7100236816	FM320	3M™ Brilleholder FF-300-20 til 3M™ Helmaske FF-300	5	pr. styk
7100236821	FM420	3M™ Brilleholder FF-600-20 til 3M™ Helmaske FF-600	4	pr. styk
7100254233	SK102	3M™ Brillesæt til genanvendeligt åndedrætsværn, universel, 102	1	Kasse

Bære- og opbevaringsposer til 3M™ Genanvendelige åndedrætsværn

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000108590	106	3M™ Bæretaske til genanvendeligt halvmaske-åndedrætsværn , 106	10	pr. styk
7000087291	107	3M™ Opbevaringspose til genanvendeligt helmaske-åndedrætsværn, 107	10	pr. styk

3M™ Opbevaringsboks til genanvendelige åndedrætsværn

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000079751	7290	3M™ Opbevaringsboks til genanvendeligt åndedrætsværn, 7290	4	pr. styk

Hovedstropenheder til 3M™ Genanvendelige åndedrætsværn




SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100278098	6897	3M™ Hovedstropenhedssæt til genanvendeligt åndedrætsværn, til 3M™ genanvendelig helmaske i 6000-serien, 6897	5	pr. styk


3M™ Versaflō™ Powered Air Respirator System, TR-300+ Series with Loose Fitting Headtops





Headtops								
	M-206	M-207	M-306	S-133S S-133L	S-333SG S-333LG	S-433S/S-433L S-533S/S-533L	S-655	S-657
								
	M-307	M-406	M-407				S-757	S-855E



Breathing Tubes			
	BT-20S/BT-20L Lightweight Breathing Tube (Short/Long)	BT-30 Length Adjusting Breathing Tube	BT-40 Heavy Duty Breathing Tube

Powered Air Turbo		
	TR-302E+ Powered Air Turbo	TR-315E+ Starter Kit*

Filters			
	TR-3712E Particulate Filter	TR-3802E Particulate, Nuisance Odour Organic Vapour Filter**	TR-3822E Particulate, Nuisance Odour Acid Gas Filter***




Batteries	
	TR-332 High Capacity Battery


Backpacks / Belts				
	BPK-HD Backpack	TR-325 Standard Belt	TR-326 High Durability Belt	TR-327 Easy Clean Belt

Battery Chargers		
	TR-341E/TR-341UK Single Station Battery Charger Kit	TR-344E/TR-344UK 4-Station Battery Charger Kit

Covers	
	TR-381 Powered Air Cover

*Starter Kit Includes	TR-315E+
TR-302E+ Powered Air Turbo Unit	x
TR-3712E Particulate Filter	x
TR-341E/TR-341UK Battery Charger Kit	x
TR-325 Standard Belt	x
TR-332 High Capacity Battery	x
TR-3600 Prefilter	x
TR-362 Spark Arrester	x
TR-971 Air Flow Indicator	x
BT-30 Length Adjusting Breathing Tube	x














Ready Kit		
		
TR-300 ECK Easy Clean Kit	TR-300 HIK Heavy Industry Kit	TR-300 HKL Healthcare Kit

Accessories for use with certain M-Series Helmets	
M-973 Radiant Heat Cover for M-307	
M-975 Radiant Heat Cover for M-407	
M-961 Over-Visor Frame	
BT-927 Breathing Tube Radiant Heat Cover	
M-967 Gold Coated Tinted Over-Visor with UV/IR Protection	
Hearing and Communication Solutions	
MT7V/1 & MT53V/1****	

**Nuisance level describes contaminants below the Occupational Exposure Limit (OEL)
 ***Includes Hydrogen Fluoride protection up to 10 x OEL
 ****Hearing protection must be ordered separately

3M™ VersaFlo™ Powered Air Respirator System, TR-600 Series with Loose Fitting Headtops

Headtops

 M-206	 M-207	 M-306	 S-133S S-133L	 S-333SG S-333LG	 S-433S/S-433L S-533S/S-533L	 S-655	 S-657
 M-307	 M-406	 M-407				 S-757	 S-855E

Breathing Tubes

 BT-20S/BT-20L Lightweight Breathing Tube (Short/Long)	 BT-30 Length Adjusting Breathing Tube	 BT-40 Heavy Duty Breathing Tube
---	---	---

Powered Air Turbo

 TR-602E Powered Air Turbo Unit	 TR-619E Starter Kit**
--	--

Filters/Covers

 TR-6110E A1P Filter	 TR-6130E A1B1E1P Filter	 TR-6310E A2P Filter	 TR-6580E A2B2E2K1HgP Filter	 TR-6710E Particulate Filter	 TR-6820E Particulate plus Nuisance Odour Organic Vapour and Acid Gas***
 TR-6100FC Filter Cover	 TR-6300FC Filter Cover	 TR-6500FC Filter Cover	 TR-6700FC Filter Cover	 TR-6800FC Filter Cover	




Batteries

 TR-630 Standard Battery	 TR-632 High Capacity Battery
---	--



Chargers

 TR-641E/TR-641UK Single Station Battery Charger Kit	 TR-644E/TR-644UK 4-Station Battery Charger Kit
---	--

Backpacks / Belts

 BPK-HD Backpack	 TR-626 High Durability Belt	 TR-627 Easy Clean Belt
---	---	--

Accessories




 TR-655 Backpack Adapter	 TR-653 Cleaning & Storage Kit
---	---



Covers

 TR-681 Powered Air Cover
--

**Starter Kit Includes	TR-619E
TR-602E Powered Air Turbo Unit	x
TR-632 High Capacity Battery	x
BT-30 Length Adjusting Breathing Tube	x
TR-627 Easy Clean Belt	x
TR-971 Airflow Indicator	x
TR-6310E A2P Filter	x
TR-6300FC Filter Cover	x
TR-641E/TR-641UK Single Station Battery Charger Kit	x
TR-6600 Prefilter	x
TR-662 Spark Arrestor	x







































Ready Kit

 TR-600 HKL Healthcare Kit	 TR-600 HIK Heavy Industry Kit	 TR-600 ECK Easy Clean Kit
---	---	---




Accessories for use with certain M-Series Helmets	
M-973 Radiant Heat Cover for M-307	
M-975 Radiant Heat Cover for M-407	
M-961 Over-Visor Frame	
BT-927 Breathing Tube Radiant Heat Cover	
M-967 Gold Coated Tinted Over-Visor with UV/IR Protection	
Hearing and Communication Solutions	
MT7V/1 & MT53V/1****	
	

*BT-30 not approved for use with M-406/M-407 and TR-600 Powered Air Respirator System.
 ***Nuisance level describes contaminants below the Occupational Exposure Limit (OEL).
 Includes Hydrogen Fluoride protection up to 10 x OEL.
 ****Hearing protection must be ordered separately.

3M™ Versaflo™ Intrinsically Safe Powered Air Respirator System, TR-800 Series with Loose Fitting Headtops


Headtops	 M-206	 M-207	 M-306	 S-133S S-133L	 S-333SG S-333LG	 S-433S/S-433L S-533S/S-533L	 S-655	 S-657
	 M-307	 M-406	 M-407				 S-757	 S-855E
Breathing Tubes	 BT-20S/BT-20L Lightweight Breathing Tube (Short/Long)	 BT-30 Length Adjusting Breathing Tube	 BT-40 Heavy Duty Breathing Tube					
Powered Air Turbo	 TR-802E Intrinsically Safe Powered Air Turbo Unit		 TR-819E Intrinsically Safe Powered Air Starter Kit*					
Filters/Covers	 TR-6110E A1P Filter	 TR-6130E A1B1E1P Filter	 TR-6310E A2P Filter	 TR-6580E A2B2E2K1HgP Filter	 TR-6710E Particulate Filter	 TR-6820E Particulate plus Nuisance Odour Organic Vapour and Acid Gas**		
	 TR-6100FC Filter Cover	 TR-6300FC Filter Cover	 TR-6500FC Filter Cover	 TR-6700FC Filter Cover	 TR-6800FC Filter Cover			
Batteries	 TR-830 Battery, Intrinsically Safe with TR-838 Battery Removal Tool							
			Chargers		 TR-641E/TR-641UK Single Station Battery Charger Kit			 TR-644E/TR-644UK 4-Station Battery Charger Kit
Backpacks / Belts	 BPK-HD Backpack	 TR-626 High Durability Belt	 TR-627 Easy Clean Belt					
Accessories	 TR-655 Backpack Adapter		 TR-653 Cleaning & Storage Kit					
			Covers					
		 TR-681 Powered Air Cover						

*Starter Kit Includes	TR-819E
TR-802E Intrinsically Safe Powered Air Turbo Unit	x
TR-830 Battery, Intrinsically Safe	x
TR-838 Battery Attachment Tool	x
BT-30 Length Adjusting Breathing Tube	x
TR-627 Easy Clean Belt	x
TR-971 Airflow Indicator	x
TR-6310E A2P Filter	x
TR-6300FC Filter Cover	x
TR-641E/TR-641UK Single Station Battery Charger Kit	x
TR-6600 Prefilters	x

Ready Kit		
 TR-800 PSK Paint Spray Kit	 TR-800 HIK Heavy Industry Kit	 TR-800 ECK Easy Clean Kit


**Nuisance level describes contaminants below the Occupational Exposure Limit (OEL). Includes Hydrogen Fluoride protection up to 10 x OEL.

3M™ VersaFlo™ Powered Air Respirator Systems with Tight Fitting Facepieces



*Nuisance level describes contaminants below the Occupational Exposure Limit (OEL). Includes Hydrogen Fluoride protection up to 10 x OEL.

3M™ Powered Air Respirator System, PF-600E+ Series with Loose Fitting Headtops and Tight Fitting Facepieces



*Starter Kit Includes	PF-619E+
PF-602E+ Turbo with Integrated Battery, PF-930	x
PF-641E Battery Charger	x
SS-626 Comfort Belt	x
PF-972 Airflow Indicator	x
BT-30 Length Adjusting Breathing Tube	x
2 x DT-1135E P Filters	x
2 x SS-6601 Pre-Filters and Holders	x

Ready Kit

PF-600E+-LIK
Light Industry Kit

Accessories for use with certain M-Series Helmets	
M-973 Radiant Heat Cover for M-307	
M-975 Radiant Heat Cover for M-407	
M-961 Over-Visor Frame	
BT-927 Breathing Tube Radiant Heat Cover	
M-967 Gold Coated Tinted Over-Visor with UV/IR Protection	
Hearing and Communication Solutions	
MT7V/1 & MT53V/1***	

** A1 gas classification on relevant filters. Hg filters only approved with TH3 and TM3 systems. DT-4031E, DT-4032E, DT-4035E, DT-4045E, DT-4036E and DT-4046E are not approved for use with the 3M™ Powered Air Turbo PF-602E+ connected to the 3M™ Full Facepiece Resusable Respirator FF-600 Series.
***Hearing protection must be ordered separately.

3M™ Powered Air Respirator System, PF-600E-ASB Series with Tight Fitting Facepieces

Facepiece




**FF-301 (S)
FF-302 (M/L)**
Full Facepiece




**FF-601 (S)
FF-602 (M)
FF-603 (M/L)**
Full Facepiece

Breathing Tubes



SC-BT-56-ASB
Breathing Tube (80cm)



SC-BT-56-ASB-L
Breathing Tube (100cm)

Powered Air Turbo



PF-602E-ASB
Powered Air Turbo Unit



PF-619E-ASB
Starter Kit*

*Starter Kit Includes	PF-619E-ASB
PF-602E-ASB Turbo with Integrated Battery (PF-930)	x
PF-972 Airflow Indicator	x
SC-327 Belt	x
PF-641E Battery Charger	x
SC-BT-56-ASB Breathing Tube	x
2 x DT-1135E P Filters	x
2 x SS-6601 Prefilters & Holders	x
PF-653 Shower Plugs	x

Filters**



DT-1135E
(P R SL Protection)
Particulate Filter



DT-1235E
(P R SL Protection)
Particulate Filter Reduced Opening



DT-4031E
(A1 P R SL Protection) Combinator
Filter



DT-4032E
(B2 P R SL Protection) Combinator
Filter



DT-4035E
(A1B2 P R SL Protection)
Combinator Filter



DT-4036E
(A1B2E1 P R SL Protection)
Combinator Filter



DT-4045E
(A1B2E2K2 P R SL Protection)
Combinator Filter



DT-4046E
(A1B2E2K2Hg P R SL Protection)
Combinator Filter

Belts



SC-327
Wipe Clean Belt

Battery Charger



PF-641E
Battery Charger

Ready Kits



PF-600E-ASB-FF-302



**PF-600E-ASB-FF-601
PF-600E-ASB-FF-602
PF-600E-ASB-FF-603**

**A1 gas classification on relevant filters. Hg filters only approved with TM3 systems. DT-4031E, DT-4032E, DT-4035E, DT-4045E, DT-4036E and DT-4046E are not approved for use with the 3M™ Powered Air Turbo PF-602E-ASB connected to 3M™ Full Facepiece Reusable Respirator FF-600 Series.

Åndedrætsværn

Systemer med turboåndedrætsværn

3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværnssystem TR-300+ serien

3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværn-enhed TR-302E+ er slank, let og velafbalanceret med to valgbare flowhastighedsmuligheder på 185 l/min og 205 l/min. Vores enhed har et intelligent lithium-ion-batteri og ladeindikator og har visuelle og hørbare alarmer for at signalere lav luftstrøm og lavt batteriniveau.



- Kan kombineres med 3M™ Versaflo™ komponenter for at bygge et komplet system.
- Åndedrætsbeskyttelse mod støv, tåger, røg og andre partikelfarer samt organiske dampe og sure gasser på geneniveau
- Alsidig og brugervenlig

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100098846	TR300	3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværnssystem, TR-302E+	1	pr. styk

Focus

3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværn-startsæt, TR-300+ serien

3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværnssystem TR-300+ kombinerer ydeevne, beskyttelse og funktionalitet med et moderne, stilfuldt letvægtsdesign og uovertruffen komfort. Det er fundamentet til brugervenlig, alsidig åndedrætsbeskyttelse til støvende miljøer.



3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværn-startsæt TR-315+ indeholder TR-302E+ turboenhed, partikelfilter, forfilter, gnistfangere, standardbælte, højkapacitetsbatteri, batteriopladersæt og længdejusterbar luftslange. Du skal blot tilføje din 3M™ Versaflo™ hoveddel for komplet åndedrætsbeskyttelse.

- Enkelt startsæt med alle komponentdele, du skal bruge for at komme i gang. Du skal blot tilføje den ønskede hoveddel
- Nem at bruge, alsidigt åndedrætsværn mod støv, tåger, røg og andre partikelfarere
- Sættet indeholder en turbodel TR-302E+, partikelfilter, forfilter, højkapacitetsbatteri, batterioplader, længdejusterbar luftslange, luftstrømsindikator, standardbælte og gnistfanger.

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100098908	TR315E	3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværn-startsæt TR-315E+	1	pr. styk

Åndedrætsværn

Focus

3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværn-startsæt i TR-300+ serien

For en enkel og bekvem måde at købe 3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværn, TR-300+ serien, skal du vælge 3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværn-startsæt i TR-300+ serien.



Uanset om du arbejder i tung industri, sundhedsmiljøer eller har brug for en rengøringsvenlig løsning, er 3M™ Versaflo™ TR-300+ seriens startsæt bygget til miljøer, der indeholder partikler. Hvert af disse sæt er udstyret med alt, hvad dit team har brug for for at komme i gang, inklusive en 3M Versaflo™ hoveddel, hjelm eller hætte.

- TR-300E+-EC: Til brug i situationer, hvor det er vigtigt let at kunne rengøre turboåndedrætsværnet.
- TR-300E+-HIK: Til brug i krævende industrielle miljøer, hvor integreret hovedbeskyttelse er nødvendig
- TR-300E+-HKL: til brug i sundhedsvæsenet

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100233767	TR300EHIK	3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværnsystem, sæt til krævende industribrug, TR-300E+ HIK	1	pr. styk
7100233765	TR300EHKL	3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværnsystem, sæt til nem rengøring i sundhedssektoren, TR-300E+ HKL	1	pr. styk
7100233764	TR300EECK	3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværnsystem, sæt til nem rengøring, TR-300E+ ECK	1	pr. styk

3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværnsfiltre TR-300+ serien

3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværnsfiltre, TR-300+ serien giver beskyttelse mod støv, tåger og andre partikelfarer, når de bruges sammen med 3M™ Versaflo turboåndedrætsværn i TR-300-serien og en 3M™-godkendt hoveddel.



- TR-3712E - Partikelfilter (P) til beskyttelse mod støv, tåger, røg og andre partikelfarer
- TR-3802E - Partikelfilter (P) til beskyttelse mod støv, tåger, røg og andre partikelfarer + organiske dampe på geneniveau (koncentrationer under grænseværdierne)
- TR-3822E - Partikelfilter (P) til beskyttelse mod støv, tåger, røg og andre partikelfarer + sure gasser på geneniveau (koncentrationer under grænseværdierne). Beskyttelse mod hydrogenfluorid op til 10 x tærskelgrænseværdi

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100018809	TR3802E	3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværn, filter til partikler og generende organiske dampe, TR-3802E	5	pr. styk
7100018861	TR3822E	3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværn, filter til partikler og sure gasser på geneniveau, TR-3822E	5	pr. styk
7100266123	TR-3712EN	3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværn, partikelfilter, TR-3712E	5	pr. styk

Åndedrætsværn

3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværnssystem TR-600-serien

3M™ Versaflo™ turboenhed TR-602E har tre valgbare flowhastigheder og visuelle, vibrerende og hørbare alarmer, der viser dig lavt batteri og lav luftstrøm. Enheden har også statusindikatorer for belastning af batterier, luftstrøm og isætning af partikelfilter. Vores turboenhed kan midlertidigt nedsænkes i vand, når du bruger det passende sæt til at hjælpe med rengøring. Enheden har også et udvalg af batterier – standard og høj kapacitet – og et udvalg af bæltetyper – nem rengøring eller høj holdbarhed.



- Kan kombineres med 3M™ Versaflo™ komponenter for at bygge et komplet system
- Tre valgbare flowhastigheder (185 l/min, 205 l/min eller 225 l/min) for maksimal komfort med en konstant luftstrøm
- Visuelle, vibrerende og hørbare advarselsalarmer viser dig lavt batteri og lav luftstrøm.

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100259576	TR-602E	3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværnssystem, TR-602E	1	pr. styk

Focus

3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværn-startsæt TR-600-serien

3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværn-startsæt, TR-619E er vores startsæt til åndedrætsbeskyttelse mod partikler, gasser og dampe. Startsættet indeholder alt, du skal bruge for at komme i gang, inklusive TR-602E turboenhed, A2P-filter, filterdæksel, forfiltre, gnistfang, rengøringsvenligt bælte, højkapacitetsbatteri, batteriopladersæt med én oplader, længdejusterbar BT-30 luftslange og luftstrømsindikator. Du skal blot tilføje din 3M™ Versaflo™ hoveddel for komplet åndedrætsbeskyttelse.



- Enkelt startsæt med alle komponentdele, du skal bruge for at komme i gang. Du skal blot tilføje den ønskede hoveddel
- Nem at bruge, alsidig åndedrætsværn mod støv, tåger, røg og organiske dampe
- Sættet indeholder TR-602E turboenheden, A2P-filter, filterdæksel, forfiltre, gnistfang, rengøringsvenligt bælte, højkapacitetsbatteri, batteriopladersæt med én oplader, længdejusterbar BT-30 luftslange og luftstrømsindikator

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100053532	TR619E	3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværn-startsæt TR-619E	1	pr. styk

Åndedrætsværn

Focus

3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværn-startsæt i TR-600-serien

For en enkel og bekvem måde at købe 3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværn, TR-600-serien, på, skal du vælge 3M™ Versaflo™ TR-600-seriens startsæt.

Uanset om du arbejder i tung industri, sundhedsmiljøer eller har brug for en rengøringsvenlig løsning, er 3M™ Versaflo™ TR-600-seriens startsæt bygget til miljøer, der indeholder farer fra partikler, gasser og dampe. Hvert af disse sæt er udstyret med alt, hvad dit team har brug for for at komme i gang, inklusive en 3M Versaflo™ hoveddel, hjelm eller hætte.



- TR-600E-ECK: Til brug i situationer, hvor det er vigtigt let at kunne rengøre turboåndedrætsværnet.
- TR-600E-HKL : Til brug i sundhedsvæsenet
- TR-600E-HIK: Til brug i tunge industrielle anvendelser

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100258809	TR-600E HIK	3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværnsystem, sæt til krævende industribrug, TR-600E HIK	1	pr. styk
7100258810	TR-600E HKL	3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværnsystem, sæt til nem rengøring i sundhedssektoren, TR-600E HKL	1	pr. styk
7100258808	TR-600E ECK	3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværnsystem, sæt til nem rengøring, TR-600E ECK	1	pr. styk

Focus

3M™ Versaflo™ Startsæt til EX-godkendt turboåndedrætsværn, TR-800-serie

Startsættet til den EX-godkendte 3M™ Versaflo™ Turboenhed TR-819E er vores praktiske sæt, som er godkendt til Zone 0-krav og derfor kan være egnet til områder, hvor der forventes potentielt sprængfarlige miljøer som en permanent del af den almindelige drift. Det er klart til brug og omfatter alt, hvad der kræves for at komme i gang. TR-819E-sættet er godkendt til brug sammen med et bredt sortiment af bløde Versaflo™ Hoveddele i S-serien og stive hoveddele i M-serien, og det er ATEX-certificeret og CE-godkendt.



- Praktisk sæt, som er klar til brug
- Godkendt til brug med et bredt sortiment af bløde Versaflo™ Hoveddele i S-serien og stive hoveddele i M-serien.
- Omfatter et genopladeligt litium-ion-batteri med standardkapacitet

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100169180	TR-819E	3M™ Versaflo™ Turbo startsæt	1	pr. styk

3M™ Versaflo™ EX-godkendt turboåndedrætsværn-startsæt i TR-800-serien



For en enkel og bekvem måde at købe 3M™ Versaflo™ EX-godkendt turboåndedrætsværn skal du vælge 3M™ Versaflo™ EX-godkendt turboåndedrætsværnsystem, TR-800-seriens startsæt. Uanset om du blander og granulerer forbindelser i et farmaceutisk anlæg, arbejder med brændbare gasser i olie- og gasindustrien eller arbejder med maling og coatinganvendelser, er 3M™ Versaflo™ EX-godkendt turboåndedrætsværnsystem i TR-800-seriens startsæt bygget til miljøer, hvor udstyr, der er godkendt til at være sikker i væsentlig grad (IS), er afgørende. Hvert af disse sæt er udstyret med alt, hvad dit hold har brug for for at komme i gang.

- Kompatibelt med partikelfiltre eller gas- og dampkombinationsfiltre til beskyttelse i en lang række miljøer.
- Batteriet inkluderer en kofanger til at absorbere stød; mekanisk fastgørelse af batteriet hjælper med at forhindre fjernelse under brug
- Arbejd i dit eget tempo – Luftgennemstrømning i flere trin giver dig kontrol over komforten.

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100233766	TR800EHIK	3M™ Versaflo™ EX-godkendt turboåndedrætsværnsystem, sæt til krævende industribrug, TR-800E HIK	1	pr. styk
7100233763	TR800EECK	3M™ Versaflo™ EX-godkendt turboåndedrætsværnsystem, sæt til nem rengøring, TR-800E ECK	1	pr. styk
7100233732	TR800EPSK	3M™ Versaflo™ EX-godkendt turboåndedrætsværnsystem, sæt til spraymaling, TR-800E PSK	1	pr. styk

3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværnsfiltre TR-600 og TR-800-serien



3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværnsfiltre i TR-600- og TR-800-serierne er vores sortiment af filtre til brug med 3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværn i TR-600 og TR-800-serierne og en 3M™-godkendt hoveddel, hætte eller ansigtsdel. Filtre er tilgængelige i en række valgmuligheder, der dækker farer for partikler alene, eller farer, der indeholder en kombination af gas, damp og partikler.

- Designet til brug med 3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværn i TR-600- og TR-800-serierne
- TR-6710E - Partikelfilter (P) til beskyttelse mod støv, tåger, røg og andre partikelfarer.
TR-6820E - Partikelfilter (P) til beskyttelse mod støv, tåger, røg og andre partikelfarer + sure gasser på geneniveau (koncentrationer under grænseværdierne). Beskyttelse mod hydrogenfluorid op til 10 x tærskelgrænseværdi
- TR-6110E - A1P - Til beskyttelse mod organiske dampe, støv, tåger, røg og partikler.
TR-6130E - ABE1P - Til beskyttelse mod organiske dampe, uorganiske dampe, sure gasser, støv, tåger, røg og partikler.
TR-6310E - A2P - Til beskyttelse mod organiske dampe, støv, tåger, røg og partikler.

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100020996	TR6110E	3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværn A1P-filter, TR-6110E	5	pr. styk
7100020998	TR6310E	3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværn A2P-filter, TR-6310E	5	pr. styk
7100020997	TR6130E	3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværn ABE1P-filter, TR-6130E	1	pr. styk
7100020999	TR6580E	3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværn, ABE2K1HgP-filter, TR-6580E	5	pr. styk
7100020995	TR6820E	3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværn, filter til partikler og generende lugte, TR-6820E	5	pr. styk
7100020971	TR6710E	3M™ Versaflo™ turboåndedrætsværn, partikelfilter, TR-6710E	5	pr. styk

Åndedrætsværn

3M™ Turboåndedrætsværnssystem i PF-600E+-serien

3M™ Turboåndedrætsværnssystem i PF-600E+-serien er et holdbart turboåndedrætsværn, der er designet til krævende miljøer til en overkommelig pris.

- Holdbart og økonomisk turboåndedrætsværnssystem
- Kompatibel med 3M™ DT-filterserien og specifikke 3M™ Versaflo™ hoveddele
- Den automatiske overvågningsfunktion kontrollerer, at enheden fungerer som den skal, advarer brugeren om lavt batteriniveau og kompenserer for ændringer i filterbestandigheden (dvs. når filteret belastes af partikler)



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100293325	PF-602E+	3M™ Turboåndedrætsværn, PF-602E+	1	pr. styk
7100299964	PF-619E+	Startkit til 3M™ Turboåndedrætsværn PF-619E	1	pr. styk

3M™ turboåndedrætsværn-startsæt i PF-600E+ serien

3M™ turboåndedrætsværnssystem PF-600E+ startsæt er en praktisk og økonomisk måde at købe turboåndedrætsværnssystemer på. Start-sæt inkluderer en turboenhed, hoveddel og tilbehør inklusive batteri, oplader og bælte.

- Designet til en række heavy-duty-miljøer til en overkommelig pris
- Startsettet inkluderer en 3M™ PF-602E+ turboenhed, hoveddel, partikelfiltre, oplader og bælte
- Kompatibel med 3M™ DT-filterserien og specifikke 3M™ Versaflo™ hoveddele



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100290789	PF-600E+ LIK	3M™ Turboåndedrætsværn, startsæt til let industribrug, PF-600E+ LIK	1	pr. styk

3M™ Turboåndedrætsværn i PF-600-ASB-serien

3M™ Turboåndedrætsværn i PF-600-ASB-serien er et holdbart åndedrætsværn, der er designet til heavy-duty miljøer, herunder asbestholdige miljøer.

- Turboåndedrætsværn designet til fjernelse af asbest
- Kompatibelt med 3M™ Genanvendelige åndedrætsværn i FF-300- og FF-600-serien
- PF-602E-ASB Turboåndedrætsværn er også godkendt til løstsiddende 3M™ Versaflo™ Hjelme i M-200- og M-300-serien



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100293324	PF-602E-ASB	3M™ Turboåndedrætsværn PF-602E-ASB, 1 stk./kasse	1	pr. styk
7100295035	PF-600E-ASB-FF-302	3M™ Turboåndedrætsværn, asbestsæt, PF-600E-ASB-FF-302	1	pr. styk
7100293327	PF-600E-ASB-FF-601	3M™ Turboåndedrætsværn, asbestsæt, PF-600E-ASB-FF-601	1	pr. styk
7100293329	PF-600E-ASB-FF-602	3M™ Turboåndedrætsværn, asbestsæt, PF-600E-ASB-FF-602	1	pr. styk
7100293328	PF-600E-ASB-FF-603	3M™ Turboåndedrætsværn, asbestsæt, PF-600E-ASB-FF-603	1	pr. styk
7100293330	PF-619E-ASB	Startkit til 3M™ Turboåndedrætsværn PF-619E-ASB, 1 stk./kasse	1	pr. styk

Åndedrætsværn

3M™ Turboåndedrætsværn i PV-300-serien

3M™ Turboåndedrætsværn i PV-300-serien er et holdbart, turboåndedrætsværnkit med en frontmonteret motor til brug i heavy-duty miljøer, herunder asbestholdige miljøer. Dette kit indeholder åndedrætsværnet PV-300E, som omfatter helmaske, motorenhed, filter, batteri og bælte



- Turboåndedrætsværn designet til fjernelse af asbest
- Indeholder en maskemonteret motor og et taljemonteret batteri
- IP 54-klassificering med filter monteret på filterporten, velegnet til afrensning ved overbrusning/spray med vand

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100265026	PV-300E-L	Asbestkit til 3M™ Turboåndedrætsværn PV-300E-L, 1 stk./kasse	1	pr. styk
7100265033	PV-300E-M	Asbestkit til 3M™ Turboåndedrætsværn PV-300E-M, 1 stk./kasse	1	pr. styk
7100265016	PV-300E-S	Asbestkit til 3M™ Turboåndedrætsværn PV-300E-S, 1 stk./kasse	1	pr. styk

3M™ Versaflo™ Hjelm M-300-serien med 3M™ Adflo™ turboåndedrætsværn

3M™ Adflo™ turbodrevet åndedrætsværn med 3M™ Versaflo™ svejseskærm i M-300-serien giver EN397 hovedbeskyttelse med vores praktiske Adflo™ system med turbodrevet åndedrætsværn.



- Det komfortable visirdesign giver fremragende udsyn (både til siderne og nedad) og har en god optisk klarhed
- Adflo åndedrætsværn kan beskytte brugerne mod både partikler og gasser, afhængigt af det anvendte filter
- Den integrerede deflektor gør, at brugerne kan retningsbestemme luftstrømmen i hoveddelen og give dem bedre komfort

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100166694	857720	3M™ Versaflo™ svejseskærme M-307 med 3M™ Adflo™ turboåndedrætsværn, 857720	1	pr. styk

Åndedrætsværn

Systemer med trykluffforsynede åndedrætsværn

3M™ Versaflo™ trykluffforsynet åndedrætsværnsæt

For en enkel og bekvem måde at købe 3M™ Versaflo™ trykluffsystemer på, skal du vælge 3M™ Versaflo™ trykluffsystem-startsæt.

3M™ Versaflo™ trykluffsystem-startsættet er ideelt til arbejdere med spraymalingsopgaver og er udstyret med alt, hvad dit team har brug for for at komme i gang, inklusiv et 3M Versaflo™ trykluffforsynet regulator, hjelm og væsentligt tilbehør.

- Praktiske startsæt til trykluffforsynede systemer
- Inkluderer regulator, hoveddel, luftslange, hoved-, nakke- og skulderbetræk og visirbetræk
- Ideel til arbejdere i værksteder eller andre spraymalingsanvendelser



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100140500	69501	3M™ Versaflo™ trykluffsystem-startsæt, 69501	1	pr. styk

3M™ Luftforsyningsfiltre, V-500-serie

Udskiftningsfiltre til 3M™ Versaflo™ Trykluffforsynet åndedrætsværn V-500 med O-ringe.

- Udskiftning af lugtfilter og O-ringe
- Designet til brug sammen med 3M™ Versaflo™ Trykluffsystem V-500E
- Filteret fjerner resterende lugt i den medfølgende luftledning



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000042672	0230551P	3M™ Filter udskiftningssæt til regulator, 023-05-51P	1	Emballage

3M™ trykluffforsynede åndedrætsværnsystemer S200+ serien

3M™ Versaflo™ S-200+ trykluffsystem er vores trykluffsystem, som giver åndedrætsbeskyttelse mod partikler, gasser og dampe og kombinationsfarer, når det bruges sammen med en godkendt 3M ansigtsmaske.

- Til brug med 3M™ helmaske-åndedrætsværn 6000-serien og 3M™ halvmaske 7500-serien
- Giver beskyttelse mod partikler som fint støv, aerosoler, malingsspray eller metaldamp, gasser og dampe samt kombinationsfarer
- Systemet giver konstant luftstrøm hen over ansigtet for maksimal brugerkomfort



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000144498	S200+	3M™ trykluffforsynet åndedrætsværnsystem, S-200+	1	pr. styk

■ Åndedrætsværn

3M™ Scott™ RAS-trykflaskeapparat til trykluftslange til asbestholdige miljøer

3M™ Scott™ RAS (Respiratory Airline Supply)-trykflaskeapparat til trykluftslange til asbestholdige miljøer benytter overtryk, hvilket giver åndedrætsbeskyttelse på højeste niveau. RAS-apparatet til asbestholdige miljøer er optimalt til områder med høje kontamineringsniveauer.



- Udviklet til at opfylde krav inden for fjernelse af asbest
- Ideel til områder med høje kontamineringsniveauer
- Åndedrætsbeskyttelse på højeste niveau med en tildelt beskyttelsesfaktor på 2000

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100265060	RAS-930-L	3M™ helmaske RAS-930-L til RAS-ASB, 4 stk./æske	4	pr. styk
7100265048	RAS-930-S	3M™ helmaske RAS-930-S til RAS-ASB, 4 stk./æske	4	pr. styk
7100265049	RAS-931-S	3M™ helmaske RAS-931-S til RAS-ASB, 4 stk./æske	4	pr. styk
7100265036	RAS-931-L	3M™ helmaske med åndedrætsværn RAS-931-L til RAS-ASB, 4 stk./æske	4	pr. styk
7100265028	RAS-931-M	3M™ helmaske med åndedrætsværn RAS-931-M til RAS-ASB, 4 stk./æske	4	pr. styk
7100265034	RAS-ASB-M	Asbestkit til 3M™ tryklufforsynet åndedrætsværn RAS-ASB-M, 1 stk./æske	1	pr. styk
7100265035	RAS-ASB-S	Asbestkit til 3M™ tryklufforsynet åndedrætsværn RAS-ASB-S, 1 stk./æske	1	pr. styk
7100265238	RAS-ASB	Bandolier-enhed til 3M™ tryklufforsynet åndedrætsværn RAS-ASB, 1 stk./æske	1	pr. styk

Åndedrætsværn

Hjelme og hovedværn

3M™ Versaflo™ visir M-200-serien

3M™ Versaflo™ visirer, M-200-serien består af lette, kompakte og afbalancerede visirer, der kan give integreret beskyttelse mod en lang række farer for åndedræt, hoved, øjne, ansigt og hørelse (når anvendt med valgfrie høreværn). De kan bruges sammen med 3M™ turboåndedrætsværn og trykluffforsynede åndedrætsværn til en lang række anvendelsesformål.

- Yderst alsidig, integreret beskyttelse mod en række farer for åndedræt, ansigt, øjne, hørelse og hoved
- Let, kompakt og velafbalanceret visir med et udvalg af ansigtstætninger, inklusive komfortable ansigtstætninger eller flammehæmmende polyester-ansigtstætning
- Fuld justerbar hovedbøjle, der omfatter tekstilstropper for korrekt pasform og vægtfordeling



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100256071	M-207	3M™ Versaflo™ visir med flammehæmmende ansigtstætning i polyester, M-207	1	pr. styk
7100258667	M-206	3M™ Versaflo™ visir med komfortabel ansigtstætning, M-206	1	pr. styk

Focus

3M™ Versaflo™ hjelme M-300-serien

3M™ Versaflo™ hjelme, M-300-serien har lette, kompakte og velafbalancerede hjelme, der kan tilbyde integreret beskyttelse mod en række åndedræts-, hoved-, øje-, ansigts- og hørefarer, hvilket gør dem velegnet til brug på byggepladser. De kan bruges sammen med 3M™ turboåndedrætsværn og trykluffforsynede åndedrætsværn til en lang række anvendelsesformål.

- Yderst alsidig, integreret beskyttelse mod en række farer for åndedræt, hoved (EN397), øjne og ansigt (middelhårde stød og slag i henhold til EN166) og hørelse
- Den lette, kompakte og afbalancerede hjelm giver hovedbeskyttelse, der er godkendt i henhold til EN397
- Fuld justerbar hovedbøjle, der omfatter tekstilstropper for optimal pasform og vægtfordeling



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100257936	M-307	3M™ Versaflo™ hjelm med flammehæmmende ansigtstætning, M-307	1	pr. styk
7100257937	M-306	3M™ Versaflo™ hjelm med komfortabel ansigtstætning, M-306	1	pr. styk

3M™ Versaflo™ hjelme med svøb M-400-serien

3M™ Versaflo™ hjelme med svøb, M-400-serien giver integreret beskyttelse mod en række farer for åndedræt, hoved, øjne og ansigt med yderligere tildækning af nakke og skulder. De kan bruges sammen med 3M™ turboåndedrætsværn og trykluffforsynede åndedrætsværn til en lang række anvendelsesformål.

- Valgmuligheder for svøb omfatter nylon til konstruktionsanvendelser og tung industri eller flammehæmmende polyaramid til anvendelsesformål med varme partikler
- Alsidig beskyttelse mod en række farer for åndedræt, hoved (EN397), øjne og ansigt (middelhårde stød og slag i henhold til EN166)
- Let, kompakt og afbalanceret design



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100258668	M-407	3M™ Versaflo™ hjelm med flammehæmmende svøb, M-407	1	pr. styk
7000104037	M406	3M™ Versaflo™ hjelm med svøb med høj holdbarhed, M-406	1	pr. styk

Åndedrætsværn

3M™ Versaflo™ hovedbeskyttelse med integreret hovedbøjle S-100-serien

3M™ Versaflo™ hovedbeskyttelse med integreret hovedbøjle, S-100-serien er vores hovedbeskyttelse med integreret hovedbøjle til fuld hoved- og ansigtsdækning samt øjen- og ansigtsbeskyttelse. Vores hovedbeskyttelse er den omkostningseffektive hovedbeskyttelse på startniveau til turbo- og tryklufforsynede åndedrætsværn. De kan bruges sammen med 3M™ turboåndedrætsværn og tryklufforsynede åndedrætsværn til en lang række anvendelsesformål.



- Generel hovedbeskyttelse på startniveau til turbo- og tryklufforsynede åndedrætsværnsystemer.
- Den integrerede hovedbøjle giver tildækning af hoved og ansigt
- Beskytter ansigt og øjne mod væskesprøjt og flyvende lavenergipartikler og støv (Grade F)

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000044300	S133S	3M™ Versaflo™ hovedbeskyttelse med integreret hovedbøjle, lille, S-133S	1	pr. styk
7000000142	S133L1	3M™ Versaflo™ hovedbeskyttelse med integreret hovedbøjle, stor, S-133L	1	pr. styk

3M™ Versaflo™ hovedbeskyttelse med integreret hovedbøjle og høj holdbarhed S-300-serien

3M™ Versaflo™ hovedbeskyttelse med høj holdbarhed, S-300-serien er vores holdbare hovedbeskyttelse med integreret hovedbøjle til fuld hoved- og ansigtsdækning samt øjen- og ansigtsbeskyttelse. Vores hovedbeskyttelse er fremstillet af blødt, støjsvagt og lavtfnuggende stof til høje komfortniveauer. Den kan bruges sammen med 3M™ turboåndedrætsværn og tryklufforsynede åndedrætsværnsystemer til en lang række anvendelsesformål.



- Den integrerede hovedbøjle giver tildækning af hoved og ansigt
- Beskytter ansigt og øjne mod væskesprøjt og flyvende lavenergipartikler og støv (Grade F)
- Fremstillet af slidstærkt, blødt og lavtfnuggende stof for brugerkomfort

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000044301	S333SG	3M™ Versaflo™ hovedbeskyttelse med integreret hovedbøjle, høj holdbarhed, lille, S-333SG	1	pr. styk
7000000144	S333LG	3M™ Versaflo™ hovedbeskyttelse med integreret hovedbøjle, høj holdbarhed, stor, S-333LG	1	pr. styk

3M™ Versaflo™ hætte med integreret hovedbøjle, S-400-serien

3M™ Versaflo™ integreret hætte med hovedbøjle, S-400-serien er vores hovedbeskyttelse med integreret hovedbøjle, som dækker hoved, ansigt, nakke og skulder samt giver øjen- og ansigtsbeskyttelse mod væskesprøjt og flyvende lavenergipartikler og støv. De kan bruges sammen med 3M™ turboåndedrætsværn og tryklufforsynede åndedrætsværn til en lang række anvendelsesformål.



- Integreret hovedbøjle giver tildækning af hoved, ansigt, hals og skuldre
- Beskytter ansigt og øjne mod væskesprøjt og flyvende lavenergipartikler og støv (Grade F)
- Velegnet til anvendelsesformål, der kræver hyppig udskiftning af hele hoveddelssamlingen, eller hvor der er mindre tilsmudsning af yderstoffet

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000044302	S433S	3M™ Versaflo™ hætte med integreret hovedbøjle, lille, S-433S	1	pr. styk
7000000145	S433L	3M™ Versaflo™ hætte med integreret hovedbøjle, stor, S-433L	1	pr. styk

Åndedrætsværn

3M™ Versaflo™ Hætter med integreret hovedbøjle, S-500-serie

3M™ Hætte med høj holdbarhed i S-500-serien har et integreret hovedbånd og et visir og ligner S-400-serien, men benytter et mere holdbart, blødt, støjsvagt og lavtfnuggende materiale, der er behageligt at bære og let kan tilpasses.

- Integreret hovedbøjle, der dækker hoved, ansigt, hals og skuldre
- Beskytter ansigt og øjne mod væskesprøjt og flyvende lavenergipartikler og støv (klasse F)
- Fremstillet af slidstærkt, blødt og lavtfnuggende materiale, der giver god brugerkomfort



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
700000147	S533L	3M™ Versaflo™ S-serien Hætte med integreret hovedbånd large, S-533L	1	pr. styk
7100011287	S533S	3M™ Versaflo™ S-serien Hætte med integreret hovedbånd small, S-533S	1	pr. styk

3M™ Versaflo™ premium-hætte med genanvendelig hovedbøjle, S-600-serien

3M™ Versaflo™ premium-hætter med genanvendelige hovedbøjler, S-600-serien tilbyder kombineret hoved-, hår-, nakke- og skulderdækning. De kan bruges sammen med 3M™ turboåndedrætsværn og tryklufforsynede åndedrætsværn til en lang række anvendelsesformål.

- Giver hoved-, hår-, nakke- og skuldertildækning
- Beskytter øjne og ansigt mod væskesprøjt og flyvende lavenergipartikler og støv (Grade F)
- Hættestof: 2-lags polypropylen spunbond/lamineret film



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100079871	S657	3M™ S-657 premium-erstatningshætte med dobbelt svøb, S-657	1	pr. styk
7000000149	S60510	3M™ Versaflo™ premium-erstatningshætte S-655 med indre svøb, S-605	10	Emballage
7000000151	S60710	3M™ Versaflo™ premium-erstatningshætte S-657 med indre svøb, S-607	10	Emballage
7100079870	S655E	3M™ Versaflo™ premium-erstatningshætte med inderkrave, S-655	1	pr. styk

3M™ Versaflo™ malerhætter S-700-Serien

3M™ Versaflo™ malerhætter S-700-serien tilbyder kombineret hoved-, hår-, nakke- og skulderdækning med et stof designet til at hjælpe med at fange overspray af maling. De kan bruges sammen med 3M™ turboåndedrætsværn og tryklufforsynede åndedrætsværn til en lang række anvendelsesformål.

- Designet til at hjælpe med at fange oversprøjtning af maling og minimere risikoen for, at maling skaller af på arbejdsområdet
- Det indre svøb minimerer risikoen for, at maling kommer i kontakt med hud eller tøj
- Genanvendelig indre hovedbøjle kan være en omkostningseffektiv løsning til miljøer med høj bortskaffelsesgrad



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000027992	S70710	3M™ Versaflo™ malerhætte S-757 med indre svøb, S-707	10	pr. styk
7100079872	S757	3M™ Versaflo™ malerhætte, S-757	1	pr. styk

Åndedrætsværn

3M™ Versaflo™ premium-hætter med genanvendelige hovedbøjler og forseglede sømme, S-800-serien

3M™ Versaflo™ premium-hætte med genanvendelig hovedbøjle, forseglede sømme, S-800-serien er vores hætte, der er specielt udviklet til miljøer med flydende kemikaliestænk. De kan bruges sammen med 3M™ turboåndedrætsværn og tryklufforsynede åndedrætsværn til en lang række anvendelsesformål.

- Udskiftelig overtrækshætte specifikt udviklet til miljøer med flydende kemikaliestænk
- Beskytter øjne og ansigt mod væskesprøjt og flyvende lavenergipartikler og støv (Grade F)
- Fremstillet af kemisk resistent stof med forseglede sømme



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100079873	S8055	3M™ Versaflo™ premium-erstatningshætte med forseglede sømme og inderkrave, S-805-5	5	pr. styk
7100079874	S855E	3M™ Versaflo™ premium-erstatningshætte med forseglede sømme, én størrelse, S-855E	1	pr. styk

3M™ Turboåndedrætsværn hætter

3M™ Hætte med indvendig hjelm FH-51 er en slidstærk løstsiddende hoveddel, der er godkendt til 3M™ Turboåndedrætsværn PF-602E, som kombinerer beskyttelse af åndedrættet, hovedet, ansigtet og øjnene. Hætten er beregnet til brug i miljøer med kemikaliestænk og indeholder en hjelm, der gør den særligt egnet til krævende industrimiljøer

- Løstsiddende hætte med integreret hjelm
- Egnede til krævende industrimiljøer
- Hætte designet til brug i miljøer med kemikaliestænk



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100265226	FH-51	3M™ Hætte med indvendig hjelm FH-51, 1 stk./kasse	1	pr. styk

Turbo- og trykluftforsynede komponenter

3M™ Turboåndedrætsværn batterier

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100265192	PV-330	3M™ Batteri PV-330 til PV-300E Turboåndedrætsværn, 1 stk./kasse	1	pr. styk
7100005643	TR332	3M™ Versaflo™ Heavy Duty batteri, TR-332	1	pr. styk
7000144501	TR630	3M™ Versaflo™ Standardbatteri TR-630	1	pr. styk
7100150925	TR-830	3M™ Versaflo™ batteri TR-830/94243(AAD), Intrinsically Safe til TR-800 PAPR	1	pr. styk
7000144502	TR632	3M™ Versaflo™ højkapacitetsbatteri TR-632	1	pr. styk

3M™ Turboåndedrætsværn batteriopladere

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100264730	PV-341	3M™ Batterioplader PV-341 til PV-300E Turboåndedrætsværn, 1 stk./kasse	1	pr. styk
7100236843	PF641E	3M™ Batterioplader til PF-630 Batteri, PF-641E	1	pr. styk
7000103971	TR340	3M™ Versaflo™ Lader u/kabel, TR-340	1	pr. styk
7100010253	TR344E	3M™ Versaflo™ Standard ladersæt 4 stationer, TR-344	1	pr. styk
7000103966	TR341E	3M™ Versaflo™ Standard ladersæt, TR-341E	1	Kasse
7000144503	TR640	3M™ Versaflo™ ladeholder TR-640	1	pr. styk
7000144504	TR641E	3M™ Versaflo™ oplader TR-641E til ét batteri	1	pr. styk
7000144505	TR644E	3M™ Versaflo™ oplader TR-644E til fire batterier	1	pr. styk

3M™ Turboåndedrætsværn bæltter og bælteenheder

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000044238	3010062P	3M™ Bælte til regulator, 301-00-62P	5	pr. styk
7100265218	SC-327	3M™ Easy Clean-bælte SC-327 til PF-602E-ASB og PV-300E Turboåndedrætsværn, 1 stk./kasse	5	pr. styk
7100222674	TR627	3M™ Easy Clean-bælte TR-627	1	pr. styk
7100236838	SS626	3M™ Komfortsele til 3M™ Turboåndedrætsværn PF-602E+, SS-626	4	pr. styk
7000042675	5301253P	3M™ Nippel CEJN 342, 530-12-53P	1	Emballage
7100236811	SS625	3M™ Standardbælte til 3M™ Turboåndedrætsværn PF-602E+ og PF-602E-ASB, SS-625	1	pr. styk
7000103973	TR327	3M™ Versaflo™ Bælte Easy Clean, TR-327	1	pr. styk
7000103972	TR326	3M™ Versaflo™ Læderbælte, TR-326	1	Kasse
7100006958	TR325	3M™ Versaflo™ Standardbælte, TR-325	1	Emballage
7100222675	TR626	3M™ Versaflo™ slidstærkt bælte TR-626	1	pr. styk
7100055314	835000	3M™ bælte til turboåndedrætsværn til Adflo™, læder, 835000	1	pr. styk
7000044417	835010	3M™ hurtigforbindelsesbælte til turboåndedrætsværn til Adflo™, 835010	1	pr. styk
7000044405	835005	3M™ turboåndedrætsværn frontdel til Adflo™, 835005	1	pr. styk

3M™ Turboåndedrætsværn sele og skulderstropper

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000044317	TR329	3M™ Versaflo™ Seler, TR-329	1	Par
7000044425	835020	3M™ bøjler til turboåndedrætsværn til Adflo™, 835020	10	Kit

3M™ Turboåndedrætsværn seler rygmontering

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100300071	TR-927	3M™ Turboåndedrætsværn seler rygmontering	1	pr. styk

3M™ Turboåndedrætsværn bælteforlængere

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100135289	TR-627X	3M™ Versaflo™ TR-627X Easy Clean Belt Extender	1	pr. styk

3M™ Rygsækadapter

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100035843	TR655	3M™ Versaflo™ rygsækadapter TR-655	1	pr. styk

3M™ Turboåndedrætsværn filterdæksler

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100237883	SS6000FC	3M™ Filterdæksel SS-6607	10	pr. styk
7100021248	TR6100FC	3M™ Versaflo™ filterdæksel TR-6100FC	1	pr. styk
7100021336	TR6300FC	3M™ Versaflo™ filterdæksel TR-6300FC	1	pr. styk
7100021252	TR6500FC	3M™ Versaflo™ filterdæksel TR-6500FC	1	pr. styk
7100021251	TR6700FC	3M™ Versaflo™ filterdæksel TR-6700FC	1	pr. styk
7100021247	TR6800FC	3M™ Versaflo™ filterdæksel TR-6800FC	1	pr. styk
7100099577	TR371	3M™ Versaflo™ filterdæksel, TR-371+	1	Pose
7100080252	838031	3M™ filterdæksel til turboåndedrætsværn til Adflo™, sort, 838031	1	Karton

3M™ Turboåndedrætsværn gnistfang

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000103970	TR9362E	3M™ Versaflo™ Gnistfang, TR-362	1	pr. styk
7100035845	TR662	3M™ Versaflo™ gnistfang TR-662	2	pr. styk

3M™ Forfiltre til turboåndedrætsværn

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100236853	SS6601	3M™ Forfilter og forfilterholder SS-6601	5	pr. styk
7100236854	SS6600	3M™ Forfilter SS-6600	100	pr. styk
7000059880	TR3600	3M™ Versaflo™ Forfilter, TR-3600	10	Emballage
7100021255	TR6600	3M™ Versaflo™ Forfilter TR-6600	50	pr. styk
7100237884	SS6602	3M™ Forfilterholder SS-6602	10	pr. styk

3M™ Turbo- og tryklufforsynede åndedrætsværn luftslanger

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100265213	SC-BT-56-ASB	3M™ Heavy-duty luftslange SC-BT-56-ASB til PF-602E-ASB, 1 stk./kasse	1	pr. styk
7100265025	SC-BT-56-ASB-L	3M™ Heavy-duty luftslange SC-BT-56-ASB-L til PF-602E-ASB, 1 stk./kasse	1	pr. styk
7000000158	BT20S	3M™ Luftslange 735mm, BT-20S	1	pr. styk
7000000159	BT20L	3M™ Luftslange 965mm, BT-20L	1	pr. styk
7100069524	BT40	3M™ Luftslange Heavy Duty, BT-40	1	pr. styk
7100006955	BT30	3M™ Luftslange selvjusterende, BT-30	1	pr. styk
7000144499	S222	3M™ Luftslange, S-222	1	pr. styk
7100038562	BT50	3M™ Versaflo™ Luftslange BT-50	1	pr. styk
7100189372	BT-63	3M™ Versaflo™ luftslange BT-63, tætsluttende og selvjusterende	1	pr. styk
7100189597	BT-64	3M™ Versaflo™ luftslange BT-64, tætsluttende og slidstærk	1	pr. styk
7100218783	BT54	Tætsluttende 3M™ Versaflo™ Luftslange BT-54	1	pr. styk

3M™ Turbo- og tryklufforsynede åndedrætsværn luftslangebeskyttere

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000103964	BT922	3M™ Engangsslangebeskytter til luftslange, BT-922	1	Emballage
7000042907	BT926	3M™ Slangebeskytter til luftslange	1	pr. styk
7100099908	BT927	3M™ Versaflo™ luftslangebeskytter mod strålevarme, BT-927	1	pr. styk

Åndedrætsværn

3M™ Turboåndedrætsværn strålevarmevisirer

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100099853	M973	3M™ Versaflo™ strålevarmevisir, M-973	1	pr. styk
7100099854	M975	3M™ Versaflo™ strålevarmevisir, M-975	1	pr. styk

3M™ Turboåndedrætsværn, beskyttelsesdæksler

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100236812	PF651	3M™ Beskyttelsesovertræk til 3M™ Turboåndedrætsværn PF-602E+, PF-651	5	pr. styk
7100260719	TR-381	3M™ Versaflo™ overtræk til turboenhed TR-381, til turboenhed TR-300+, 10 stk./karton	10	pr. styk
7100260718	TR-681	3M™ Versaflo™ overtræk til turboenhed TR-681, til turboenhed TR-600/800, 10 stk./karton	10	pr. styk

3M™ Hoved-, hals- og skulderbeskyttelse

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100063882	M972	3M™ Versaflo™ flammehæmmende hoveddæksel, M-972	1	pr. styk
7100063944	M976	3M™ Versaflo™ hoved-, hals- og skulderbeskyttelse, M-976	1	pr. styk

3M™ Turboåndedrætsværn, luftstrømsindikatorer

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100293333	PF-972	3M™ Luftstrømningsindikator PF-602E+ til Turboåndedrætsværn, PF-972	1	pr. styk
7100035846	TR971	3M™ Versaflo™ luftstrømsindikator TR-971	1	pr. styk
7000044404	838020	3M™ luftstrømsindikator til turboåndedrætsværn til Adflo™ 838020	1	pr. styk

3M™ Turbo- og tryklufforsynede åndedrætsværn aftagelige covers og aftagelig beskyttelsesfilm til visir

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000042683	S920L	3M™ Beskyttelsesfilm til visir large, S-920L	40	pr. styk
7000027993	S920S	3M™ Beskyttelsesfilm til visir small, S-920S	40	pr. styk
7000000156	S922	3M™ Beskyttelsesfilm til visir, S-922	4	Pose
7100001829	M928	3M™ Versaflo™ aftagelig beskyttelsesfilm til visir M-928	40	pr. styk

Åndedrætsværn

3M™ Turbo- og trykluffforsynede åndedrætsværn udskiftningsvisirer og -lenser

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100063883	M927	3M™ Versaflo™ coatet visir, polykarbonat, M-927	5	pr. styk
7000042917	M925	3M™ Versaflo™ visir, polykarbonat, uden coating, M-925	5	pr. styk

3M™ Turbo- og trykluffforsynede åndedrætsværn svedbånd og komfortpuder

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000044308	S957L	3M™ Komfortbånd large, S-957L	20	pr. styk
7000044309	S957S	3M™ Komfortbånd small, S-957S	20	pr. styk
7000042685	S954	3M™ Komfortbånd til at reducere størrelsen, S-954	20	pr. styk
7000103918	M957	3M™ Komfortbånd, M-957	1	Emballage
7000042684	S953	3M™ Komfortbånd, S-953	1	pr. styk
7000104063	0230650P	3M™ Komfortpude til bælte, 023-06-50P	5	Emballage
7100064142	M956	3M™ Versaflo™ størrelsesreducerende komfortbånd til stilleskrue, M-956	10	pr. styk

3M™ Versaflo™ Batterifastgørelsesværktøj

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100150921	TR-838	3M™ Versaflo™ batterifastgørelsesværktøj TR-838/94244(AAD) til TR-800 PAPR og TR-830 batteri	1	pr. styk

3M™ Turboåndedrætsværn rengørings- og opbevaringskit

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100035841	TR653	3M™ Versaflo™ rengørings- og opbevaringssæt TR-653	1	pr. styk

3M™ Turboåndedrætsværn overvisirer

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100099909	M967	3M™ Versaflo™ overvisir, guld, DIN 5, M-967	1	pr. styk

Åndedrætsværn

3M™ Versaflo™ trykluftssystemer, V-serien

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000103980	V100E	3M™ Versaflo™ trykluftssystem, luftkølingsregulator, V-100E	1	pr. styk
7100005806	V500E	3M™ Versaflo™ trykluftssystem, luftregulator, V-500E	1	pr. styk
7000103979	V200E	3M™ Versaflo™ trykluftssystem, luftvarmeregulator, V-200E	1	pr. styk

3M™ Trykluftslanger

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000044242	308-00-72P	3M™ Trykluftslange anti-statisk/højtemp. 10 m, 308-00-72P	1	pr. styk
7000042678	3080040P	3M™ Trykluftslange spiral 7,5 m, 308-00-40P	1	pr. styk
7000042676	3080030P	3M™ Trykluftslange standard 10 m, 308-00-30P	1	pr. styk
7000042677	3080031P	3M™ Trykluftslange standard 30 m, 308-00-31P	1	pr. styk

3M™ Kontrolpose

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100021096	FCB01	3M™ Kontrolpose, FCB-01	1	pr. styk

3M™ Turbo- og tryklufforsynede åndedrætsværn propper og propenheder

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000044241	5301252P3	3M™ Nippel Rectus 25, 530-12-52P3	3	pr. styk
7000042673	5301281P	3M™ Sikkerhedskobling CEJN 342 inkl. nippel, 530-12-81P	1	Emballage
7000042674	5301282P3	3M™ Sikkerhedskobling Rectus 25, 530-12-82P3	1	Emballage
7100237055	PF653	3M™ Brusepropper til 3M™ Turboåndedrætsværn PF-600E+ og PF-600E-ASB, PF-653	5	pr. styk

3M™ Sprøjtepistol påfyldningsslangekit til hjælpeluft

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000088331	C231	3M™ Slange til sprøjtepistol, C-231	1	Kit

Åndedrætsværn

3M™ Turboåndedrætsværn hætter til luftstrømsjustering

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000000157	S955	3M™ Air-Flow justeringsdæksel til genanvendeligt komfortbånd, S-955	1	Emballage

3M™ rengøringsvenlig skulderrem til RAS-ASB

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100265050	RAS- 327	3M™ Easy Clean skulderrem RAS-327 til RAS-ASB, 1 stk./æske	1	pr. styk

3M™ Asbestsæt til tryklufforsynet åndedrætsværn

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100266045	RAS-ASB-L	Asbestkit til 3M™ tryklufforsynet åndedrætsværn RAS-ASB-L, 1 stk./æske	1	pr. styk

3M™ Turboåndedrætsværn hoveddelskrave

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100137832	M444	3M™ Versaflo Indersvøb til M-400 serien M-444	1	pr. styk

3M™ Turboåndedrætsværns hoveddel hovedbånd

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100063886	M150	3M™ Versaflo™ hovedbånd, M-150, til M-200	1	pr. styk
7100063895	M350	3M™ Versaflo™ hovedbånd, M-350, til M-300 og M-400	1	pr. styk

3M™ Turboåndedrætsværn svøb

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100137850	M447	3M™ Versaflo Svøb flammeresistent M-447	1	pr. styk
7100137905	M448	3M™ Versaflo Svøb slidstærkt M-448	1	pr. styk

Åndedrætsværn

3M™ Turbo- og trykluftsforsynede åndedrætsværn ansigtstætninger

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100137904	M936	3M™ Versaflo™ ansigtstætning, komfort, M-936	5	pr. styk
7100064141	M935	3M™ Versaflo™ ansigtstætning, standard, M-935	5	pr. styk
7100137903	M937	3M™ Versaflo™ flammehæmmende ansigtstætning, M-937	5	pr. styk

3M™ Turboåndedrætsværn lydæmperkit

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000104061	0230635P	3M™ Lyddæmpersæt til 023-06-35P, V-200E	1	Kit

3M™ Overtryksventil

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000088345	C340	3M™ Overtryksventil, C-340	1	Par

3M™ Versaflo™ trykluftssystem, luftregulator

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100024108	S212	3M™ Versaflo™ trykluftssystem, luftregulator, S-212	1	pr. styk



Målings- og overvågningsudstyr

Målings- og overvågningsudstyr

Dosimeter

3M™ Organisk damp-monitor 3500+

3M™ Organisk dampmonitor 3500+ er en omkostningseffektiv og bekvem måde at udføre personlig prøvetagning af luften for at identificere mange organiske dampe.

Den er nem at bruge - sæt den fast på dit skjorterevers, din krave eller lomme uden at det forstyrrer dine arbejdsaktiviteter. Intet behov for batterier, slanger eller pumper for at bruge monitoren til at teste luften.

- Moderne monitordesign
- Enkelt, omkostningseffektivt og praktisk
- Høj prøvekapacitet til prøvetagning af en lang række organiske dampe



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100249088	3500+	3M™ organisk dampmonitor, 3500+	10	pr. styk

3M™ organisk dampmonitor 3501+

3M™ Organisk dampmonitor med høj prøvetagningsrate 3501+ er en omkostningseffektiv og bekvem måde at udføre personlig luftprøvetagning for identificering af lave niveauer af organiske dampe og prøvetagning med kortvarig grænseværdi (STEL).

Den er nem at bruge - sæt den fast på dit skjorterevers, din krave eller lomme uden at det forstyrrer dine arbejdsaktiviteter. Intet behov for batterier, slanger eller pumper for at bruge monitoren til at teste luften.

- Moderne monitordesign
- Enkelt, omkostningseffektivt og praktisk
- Højeste diffusionsprøvetagningshastighed til rådighed til overvågning af lave kontaminantniveauer og STEL-prøvetagning



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100249097	3501+	3M™ Organisk dampmonitor, høj prøvetagningsrate, 3501+	5	pr. styk

3M™ Ethylenoxid-monitor 3551+

3M™ Dosimeter til ethylenoxid, 3551 er en letvægtsenhed, der opsamler ethylenoxid-gas i det omgivende miljø. Vores dosimeter er fremstillet af et plastikhus, der indeholder en permeabel og absorberende membran, der kan laboratorietestes. Det hjælper dig med at vurdere den luftbårne koncentration af ethylenoxid.

- Opsaml og analysér ethylenoxid separat i arbejdsmiljøet
- Nøjagtighed på +/-25 % ved et 95 % konfidensniveau for mange forureninger på arbejdspladsen
- Let



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100249356	3551+	3M™ Ethylenoxid-monitor, 3551+	5	pr. styk

■ Målings- og overvågningsudstyr

3M™ Formaldehyd-monitor 3721+

3M™ Formaldehydmonitor 3721+ er en omkostningseffektiv og bekvem måde at udføre personlig luftprøvetagning for formaldehyd og visse andre aldehyder.

Den er nem at bruge - sæt den fast på dit skjorterevers, din krave eller lomme uden at det forstyrrer dine arbejdsaktiviteter. Intet behov for batterier, slanger eller pumper for at bruge monitoren til at teste luften.

- Moderne monitordesign
- Enkelt, omkostningseffektivt og praktisk
- En gyldig metode til luftprøvetagning og analyse af formaldehyd og visse andre aldehyder



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100251921	3721+	3M™ Formaldehyd-monitor, 3721+	5	pr. styk



Hørevern

40 million workers are exposed to loud noise and 13 million suffer from hearing disorders despite industry regulations*. You can advance your hearing conservation programme with a customised and comprehensive approach to the hearing protection challenge. Implementing a solution that really makes a difference begins with understanding the hazards, the regulation and the factors that impact protection.

The real world concerns of hearing protection

Variable Noise Levels: Every environment is different and workers can face a wide range of sound levels throughout the day and in different areas at the same facility.


The Human Factor: Each person has a different shape, size and anatomy of the ear canal, so there is no one-size fits all hearing protection solution. The key to achieving optimal protection is having the best fit possible.

Employee Communication: Where there is an essential need for workers to communicate or hear warning sounds it is vital that their hearing is protected from hazardous noise levels.

What types of sounds require hearing protection?

At home and work, it's important to understand which sounds may cause hearing loss and require hearing protection:

Decibel scale dB(A)



* Source: European Agency for Safety and Health at Work

Ear fit validation

How do you decide what hearing protection you will offer to your workers?

If you are simply using the SNR found on the hearing protection packaging as a guide you may not be providing accurate protection levels for every worker. Ears come in many shapes and sizes and to make sure all workers are getting the protection they need, you need to know their Personal Attenuation Rating (PAR).

Noise-induced hearing loss is 100% preventable.

Why 3M?

As the leader in hearing protection, 3M offers a complete solution, with dual-ear and earmuff testing capabilities plus a user-friendly interface. The 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System is the fast and easy way to find your employees' PAR, because we know how important it is to make your hearing conservation program fit seamlessly into your operation.

Learn more: 3M.co.uk/Earfit



What's your PAR?

Every employee is different.
Every job is different.
Every ear is different.

Finding each employee's PAR will help you have assurance that workers' hearing is protected and they are compliant with the law. That's why we made the new 3M™ E-A-Rfit Dual-Ear Validation System fast, accurate and easy.

Fit testing is key

Get results you can trust. The 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System measures the effectiveness of the earplug or earmuff inside the employee's ear providing accurate, quantitative results. Because you can simultaneously test both ears, you have more to focus on education including the importance of fit and protection.

1 Fit

Have the employee insert their hearing protection.

2 Test

Connect to microphones and begin speaker test sound.

3 Assess

Use PAR to customise hearing protector selection.



Hear for life.

The importance of hearing
protections performance
and selection.

Personal Protective Equipment used to control exposure to harmful noise needs to be CE approved against the PPE Regulation 2016/425 (EU).

This is typically done by testing the hearing protector
against relevant parts of the Harmonised European
Standard EN 352.


Did you know that the EN 352 family of standards have recently undergone a periodic revision?

3Ms technical experts can help explain how
attenuation testing is performed, the differences
in reporting test results and product performance.
These are some of the key factors to help make an
informed choice on the selection of the right hearing
protection for the job.

















**Download the bulletin
to learn more**

Choose the right passive hearing solution.



Comparison Chart

This comparison chart helps you understand the key differences between 3M's core line passive hearing protectors. Please note that the chart focuses only on a selection of featured hero products. We have a lot more products available, so if you are looking for an alternative product please contact your local 3M representative.

	 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™	 3M™ E-A-R™ Classic™	 3M™ E-A-R™ Classic™ Corded	 3M™ 1100 Earplugs	 3M™ One Touch™ Pro Earplug Dispenser	 3M™ E-A-R™ Express™ Earplugs	 3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Earplugs	 3M™ E-A-R™ UltraFit™ Earplugs	 3M™ E-A-Rcaps™	 3M™ PELTOR™ Optime™ I Earmuffs	 3M™ PELTOR™ Optime™ II Earmuffs	 3M™ PELTOR™ Optime™ III Earmuffs	 3M™ PELTOR™ Earmuff X4	 3M™ PELTOR™ Earmuff X5
Hearing protection types:														
Disposable earplugs	•	•	•	•	•									
Push-to-fit earplugs						•	•							
Re-usable earplugs								•						
Banded earplugs									•					
Ear muffs										•	•	•	•	•
SNR v dB (EN 352:2020)	34	31	31	35		28	31/35	29	24	27	31	34	32	37
Noise level:														
< 85 dB														
83–93 dB														
87–98 dB		•	•			•			•	•				
94–105 dB							•	•			•			
95–110 dB	•			•			•					•	•	•
Customer need:														
Corded	•		•	•		•	•	•						
Un-corded	•	•		•		•	•	•						
Application/environment:														
Temperature (±cold/hot*)	••	••	••	••		••	••	••	••	•	•	•	•	•
Humidity		•	•							•	•	•	•	•
Lack of hygiene facility						•	•	•		•	•	•	•	•

Hearing protection use and care

Roll down earplugs



How to use


Slowly roll and compress foam earplugs into a very thin cylinder. While compressed, insert the earplug well into the ear canal. Fitting is easier if you reach around the head to pull the ear outward and upward during insertion.

Care and cleaning

Keep the earplugs clean and free from material that can irritate the ear canal. Wipe dirt and debris from earplugs with a clean cloth between uses. Discard the earplugs if they noticeably change their firmness or do not re-expand to their original size and shape.



Reusable pre moulded earplugs




How to use



Reach around the back of your head and pull outward on the ear while inserting the plug until you feel it sealing. This may seem tight at first, especially if you have never worn earplugs.

Care and cleaning

Pre-moulded earplugs could last several months depending on the type and on your work environment, hygiene and body chemistry. They should be replaced if they shrink, harden, tear, crack or become permanently deformed. Wash them in warm soapy water and rinse well. When dry, store them in a carrying case.



Banded earplugs




How to use

Hold the large ends of the pods and swivel them to direct the tips into the ear canal openings. Firmly push and wiggle the pods into the ear canal until a snug seal is obtained. Pulling on the outer ear while pushing the pods will be helpful to most wearers.

Care and cleaning

Most semi-aural hearing protectors can be cleaned in the same way as pre-moulded earplugs. Since the band holds the tips in place to provide an acoustic seal, do not tamper with it otherwise the protection afforded by the device may be reduced.



Earmuffs




How to use

Earmuffs must fully enclose the ears to seal against the head. Adjust the headband so cushions exert even pressure around the ears to get the best noise reduction. Pull hair back and out from beneath the cushions. Do not wear caps, store pencils behind the ear or anything that may break the seal.

Care and cleaning

Cushions can be cleaned with warm soapy water and rinsed thoroughly. Do not use alcohol or solvents. Cushions normally need replacing at least twice a year or more – whenever they become stiff, cracked, or do not seal. Do not modify earmuffs in any way, and especially do not stretch or abuse the headband as this will reduce protection.



Fitting guide



3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro Earplug Dispenser

Conveniently provide hearing protection where employees need it. The 3M™ One Touch™ Pro Earplug Dispenser dispenses one earplug at a time with a simple twist. No more expense and waste of individually wrapped plugs. Made from ABS plastic with a powder-coated steel-back plate, it's designed for challenging environments - indoors and outdoors.

- ▶ Accurately dispenses one earplug at a time
- ▶ Dispenses earplug directly into hand
- ▶ Powder coated steel back plate and durable ABS and POM plastic for tough environments
- ▶ Free-standing or wall-mounted, could be located inside or outside
- ▶ Mounting holes designed to fit a variety of competitive dispensers
- ▶ The innovative design protects against sun, rain and wind, when dispensing earplugs outside



3M™ E-A-R™
Classic™ Earplugs



3M™ E-A-Rsoft™
Yellow Neons™ Earplugs



3M™ 1100 Earplugs

Product number	Product description	Case qty
391-0000	3M™ E-A-R™ One Touch™ Earplugs Dispenser	1 EA
PD-01-001	3M™ E-A-R™ Classic™ Earplugs Refill Bottle	500 PR
PD-01-002	3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Earplugs Refill Bottle	500 PR
1100-R	3M™ 1100 Earplugs Refill Bottle	500 PR

Ørepropper

Focus

3M™ E-A-R™ Express™ Ørepropper

3M™ E-A-R™ Express™ Ørepropper har et push-to-fit-baseret design, der indsættes i øregangen, og hjælper med at reducere eksponeringen for skadelige støjniveauer. Tilbyder både indsættelse med en hånd og to hænder på 28 dB SNR testet i overensstemmelse med EN 352-2:2020.



- Tilbyder både indsættelse med en hånd og to hænder på 28 dB SNR i overensstemmelse med EN 352-2:2020.
- Ørepropdesign, der er formet til at give en effektiv tætning
- Patenterede 3M™ E-A-R™ ørespids i skum komprimeres nemt, hvilket sikrer jævn indføring og langsom ekspansion for sikker pasform

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000103732	EX01001	3M™ E-A-R™ Express™ Ørepropper, med snor, 100 par pr. æske, EX-01-001	400	Par
7000103733	EX01002	3M™ E-A-R™ Express™ Ørepropper, uden snor, 100 par pr. æske, EX-01-002	400	Par

Focus

3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Ørepropper

3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Ørepropper har en unik 3M E-A-Rform™ skumspids, der er formet og dimensioneret til at passe komfortabelt i de fleste ører. Vores genkendelige gule ørepropper har en fleksibel blå stilk, så de er lette at sætte i med den ene eller begge hænder. „Push-in“-funktionen gør indsættelsen og udtagningen let og hygiejnisk.



- SNR-værdi på 35 dB (indsættelse med begge hænder) og 31 dB (indsættelse med én hånd)
- Unik E-A-Rform™ spids, der er formet og dimensioneret, så den sidder behageligt i de fleste ører
- Flexibel stilk gør dem nemme og hygiejniske at bruge, da du ikke behøver at røre ved skumspidsen

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000052713	EX01020	3M™ E-A-R™ Push-Ins™ ørepropper, med snor, 400 par pr. æske, EX-01-020	400	Par
7000052714	EX01021	3M™ E-A-R™ Push-Ins™ ørepropper, uden snor, 400 par pr. æske, EX-01-021	400	Par

3M™ E-A-Rsoft™ 21 Ørepropper

3M™ E-A-Rsoft™ 21 Ørepropper er beregnet til engangsbrug og sættes i øregangen for at reducere eksponering for skadelige støjniveauer og høje lyde.



- Langsomt ekspanderende, blødt polyuretanskum, der giver god komfort hele dagen
- Rund form giver sikker pasform
- Kræver ingen sammenrulning

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000052712	ES01009	3M™ E-A-Rsoft™ 21 Ørepropper, uden snor, 1000 par pr./æske, ES-01-009	1000	Par

3M™ E-A-R™ Classic™ Ørepropper

3M™ E-A-R™ Classic™ Ørepropper er beregnet til engangsbrug og designet til indsættelse i øregangen for at hjælpe med at reducere eksponeringen for skadelige støjniveauer og høje lyde op til 31 dB SNR. Disse produkter fås i en udgave med og uden snor.



- Reducerer støjniveauer op til 31 dB (både med og uden snor), testet efter EN 352-2:2020
- Blødt energiabsorberende skum, der giver et lavt ligevægtstryk, hvilket gør den til en af 3M's mest komfortable ørepropper
- De er fugtbestandige, hvilket gør dem mindre tilbøjelige til at svulme op som resultat af fugtabsorption

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000052844	CC01000	3M™ E-A-R™ Classic™ Ørepropper, med snor, 200 par pr./æske, CC-01-001	200	Par
7000038203	PD01001	3M™ E-A-R™ Classic™ Ørepropper, refill beholder, 500 par pr./beholder, PD-01-001	500	Par
7000103748	PD01009	3M™ E-A-R™ Classic™ Ørepropper, refill pose, 500 par pr./pose, PD-01-009	2000	Par
7000103777	EARFIT	3M™ E-A-R™ Classic™ Ørepropper, uden snor, 2 par pr./æske, FP-01-008P	24	Par
7000103736	FP01000	3M™ E-A-R™ Classic™ Ørepropper, uden snor, 5 par pr./æske, FP-01-000	1000	Par
7000104116	PB01000	3M™ E-A-R™ Classic™ Ørepropper, uden snor, 200 par pr./pose, PB-01-000	1000	Par
7000038198	PP01002	3M™ E-A-R™ Classic™ Ørepropper, uden snor, pudepakning, 250 par pr./æske, PP-01-002	1000	Par

3M™ E-A-R™ Classic™ Små ørepropper

Diameteren på 3M™ E-A-R™ Classic™ Små ørepropper er 7 % mindre end Classic-ørepropperne (men har samme længde), hvilket giver optimal komfort og beskyttelse i mindre ører.



- 3M™ E-A-R™ Classic™ Ørepropper sætter standarden inden for høreværn som verdens første skumørepropper
- Lavtryksskummet, som langsomt genvinder sin form, tilpasser sig formen på øregangen og øger dermed både komforten og pasformen
- Det fugtbestandige materiale bevarer en ensartet ekspansionstid, selv i fugtige omgivelser

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000089396	AMIGOS	3M™ E-A-R™ Classic™ små ørepropper, uden snor, 250 par pr./æske, AM-01-001	2000	Par

3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Ørepropper

3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Ørepropper er designet til indsættelse i øregangen for at hjælpe med at reducere eksponeringen for farlige niveauer af støj op til 34 dB, testet til EN 352-2:2020. Fås i en udgave med og uden snor.



- Reducerer støjniveauer med op til 34 dB, testet i henhold til EN 352-2:2020
- Lyse, neon-gule ørepropper, der er nemme at identificere i forbindelse med overensstemmelseskontroller
- Blødt skum hjælper med at opretholde et lavt tryk inde i øregangen

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000052845	ES01005	3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Ørepropper, med snor, 200 par pr./æske, ES-01-005	200	Par
7000038202	PD01002	3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Ørepropper, refill beholder, 500 par pr./beholder, PD-01-002	500	Par
7000103747	ESOFTS	3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Ørepropper, refill pose, 500 par pr./pose, PD-01-010	2000	Par
7100111802	ES01001	3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Ørepropper, uden snor, 250 par pr./æske, ES-01-001	1000	Par

3M™ E-A-Rsoft™ FX Ørepropper

3M™ E-A-Rsoft™ FX™ Ørepropper har en behagelig klokkeform og udvideligt superblødt PU-skum. De tilbyder det højeste niveau af støjdemping i 3M-ørepropper-serien, op til 37 dB, testet til EN 352-2:2002.



- Reducerer støjniveauer med op til 37 dB, testet i henhold til EN 352-2:2020
- Tilspidset design, der giver god pasform på en bred vifte af øregangsstørrelser
- Designet med superblødt PU-skum, der langsomt vender tilbage til sin oprindelige form, og som yder en sikker tætning

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000052711	ES01021	3M™ E-A-Rsoft™ FX Ørepropper, med snor, 2000 par pr./æske, ES-01-021	200	Par
7000052710	ES01020	3M™ E-A-Rsoft™ FX Ørepropper, uden snor, 2000 par pr./æske, ES-01-020	2000	Par

3M™ E-A-Rsoft™ Metalsporbare ørepropper

3M™ E-A-Rsoft™ Metalsporbare ørepropper er ideelle ved eksponering for høje støjniveauer og er særligt effektive mod lavfrekvent støj.



- Den implanterede rustfri stålkugle i øreproppen med en metalholdig snor kan spores af metalsensorsystemer inden for fødevareproduktion
- Det miljøvenlige polyuretanskum genvinder langsomt sin form
- Den tilspidsede form tilpasser sig hurtigt til de fleste øregange

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000052715	DETECTS	3M™ E-A-Rsoft™ Metaldetekterbare ørepropper, 2000 par pr. æske, ES-01-011A	200	Par

Focus

3M™ 1100-serien Ørepropper

3M™ 1100 Ørepropper er skumørepropper til engangsbrug, der er designet til indsættelse i øregangen for at hjælpe med at reducere eksponeringen for skadelige støjniveauer op til 35 dB, testet til EN 352-2:2020.

- Reducerer støjniveauer med op til 35 dB, testet i henhold til EN 352-2:2020
- Tilspidset design, der giver god pasform på en bred vifte af øregangsstørrelser
- Blødt og hypoallergenisk skum, der reagerer og blødgøres med din kropstemperatur, hvilket betyder at de kan bruges i længere tid af gangen og at de er mere behagelige.



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100100638	1110	3M™ ørepropper, med snor, 500 par pr./æske, 1110	500	Par
7000103721	1100D	3M™ ørepropper, refill beholder, uden snor, 500 par pr./æske, 1100D	500	Par
7100100263	1100R	3M™ ørepropper, refill pose, uden snor, 2000 par pr./æske, 1100R	2000	Par
7000103796	1100P	3M™ ørepropper, uden snor, 2 par pr. pakke, 12 par pr./æske, 1100P	2	Par
7100100637	1100	3M™ ørepropper, uden snor, 200 par pr./æske, 1100	1000	Par

Focus

3M™ E-A-R™ Genanvendelige ørepropper

3M™ E-A-R™ UltraFit™ & 3M™ E-A-R™ Tracers™ Ørepropper er genanvendelige og designet til indsættelse i øregangen og hjælper med at reducere eksponeringen for skadelige støjniveauer.

- Reducerer støjniveauer op til 29 dB SNR i overensstemmelse med EN 352-2:2020
- Patenteret tri-flange design i forstøbt materiale gør, at de passer til de fleste øregange
- Fast og lang stilk form for nem påsætning og fjernelse



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000038200	TR01000	3M™ E-A-R™ Tracers™ Ørepropper, med snor, 50 par pr. æske, TR-01-000	200	Par
7000103735	TR01020	3M™ E-A-R™ Tracers™ Ørepropper, med snor, 50 par pr. æske, TR-01-100	200	Par
7000038199	UF01000500	3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Ørepropper, med snor, 50 par pr. æske, UF-01-000	500	Par
7000103727	UF01000200	3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Ørepropper, med snor, 50 par pr. æske, UF-01-000	200	Par
7000103745	UF01100	3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Ørepropper, med snor, opbevaringsæske, 50 par pr. æske, UF-01-100	200	Par

3M™ E-A-R™ Ultrafit X™ Ørepropper

3M™ E-A-R™ Ultrafit™ X Ørepropper er vores høreværn med snor og et innovativt stempel med pistolgreb, der gør dem nemme at sætte i og tage ud. De passer til de fleste ører og er certificerede til at reducere støjniveauet med 33 dB i henhold til EN 352-2:2020.



- Reducerer støjniveauer med op til 33 dB, testet i henhold til EN 352-2:2020
- Det innovative stempel med pistolgreb optimerer isætningen og udtagningen og giver dermed forbedret blokering og beskyttelse
- Den bøjelige tredelte polymerspids sikrer en behagelig pasform for øregange i de mest almindelige størrelser

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000103757	UF01014	3M™ E-A-R™ Ultrafit™ X Ørepropper, med snor, 220 par pr. æske, UF-01-014	50	Par

Focus

3M™ 1200-serien Ørepropper

3M™ Ørepropper i 1200-serien er genanvendelige og designet til indsættelse i øregangen med henblik på at reducere eksponeringen for skadelige støjniveauer op til 25 dB.



- Dæmper støjniveauer med op til 25 dB
- Triple flange design for optimal pasform til de fleste øregangsstørrelser
- Fremstillet af blødt og slidstærkt materiale for optimal komfort

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100288286	3M1261	3M™ Ørepropper 1261, uden snor, pudepakning, 50 par pr./æske	300	Par
7100288287	3M1271	3M™ Ørepropper 1271, med snor, pudepakning, 50 par pr./æske	300	Par

3M™ Tri-Flange™ Ørepropper

3M™ Tri-Flange™ Ørepropper er vores innovative og komfortable høreværn med bløde, fleksible flanger, der tilpasser sig formen på dine ører. Fås med stof- eller vinylsnor – praktisk til sporadisk brug.



- Reducerer støjniveauer op til 29 dB SNR i overensstemmelse med EN 352-2:2020
- Har bløde, fleksible tredobbelte flanger, der tilpasser sig formen i dit øre og giver en effektiv akustisk tætning
- Ingen grund til at røre ved øreproppens spids, da man nemt kan tilpasse proppen, hvilket gør den meget hygiejnisk

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000052851	PN01006	3M™ Tri-Flange™ Ørepropper, stofsnor, 400 par pr. æske, PN-01-006	400	Par
7000052850	PN01005	3M™ Tri-Flange™ Ørepropper, vinylsnor, 100 par pr. æske, PN-01-005	100	Par

3M™ No-Touch™ Ørepropper

3M™ No-Touch™ Skumørepropper giver en hygiejnisk, støjreducerende blokering, hvor du ikke behøver at røre ved eller rulle ørepropperne sammen. Du skal blot skubbe dem ind, så tilpasser de sig øret. Beskyt din hørelse med op til 34 dB med vores ørepropper, der er certificeret i henhold til EN 352-2:2020.



- CE-certificeret i henhold til EN 352-2:2020
- Reducerer støjniveau med 34 dB
- Fleksibel spatelstamme gør dem nemme og hygiejniske at bruge, fordi du ikke behøver at røre ved skumspidsen

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000052849	PN01004	3M™ No-Touch™ Ørepropper, med snor, 100 pr. pakke, PN-01-004	100	Par

3M™ 1310 Ørepropper på bøjle

3M™ E-A-R™ 1310 Ørepropper på bøjle er designet med patenteret fleksible hovedstropper, der tilpasser sig kæbens og hovedets bevægelser. Det har en optimal pasform og opretholder et konstant tryk på et komfortabelt niveau. Vores robuste plsthovedbånd i polyoxymethylen er designet til at sidde bag hovedet eller under hagen, hvilket gør det ideelt til brugere, der udsættes for sporadisk støj.



- Dæmper støjniveauet med op til 26 dB
- Fleksibelt bånddesign hjælper med at opretholde et konstant tryk på et komfortabelt niveau – uanset hovedstørrelse
- Innovativt, fleksibelt bånd giver optimal pasform og uovertruffen komfort

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100089592	1310	3M™ Ørepropper på bøjle, 10 pr. æske, 1310	50	pr. styk

3M™ E-A-R™ Caboflex™ Ørepropper på bøjle

3M™ E-A-R™ Caboflex ørepropper er ideelle, når man bevæger sig ind og ud af områder med meget støj, og sidder komfortabelt rundt om nakken, når de ikke er i brug. Hver konisk formet indsats drejer sig for at passe til øregangen, hvilket giver en bevægelsesresistent beskyttelse mod støj.



- Reducerer støjniveauet op til 21 dB, når det anvendes med hovedbøjle
- Bøjlehøreværn med konisk formede ørepropper, der drejer sig for at passe til øregangen, hvilket giver en bevægelsesresistent beskyttelse mod støj
- Ørepropperne kan vaskes og genanvendes, hvilket sikrer forbedret hygiejne og økonomi

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000089406	CF01000	3M™ E-A-R™ Caboflex™ Ørepropper på bøjle, 40 pr. æske, CF-01-000	40	pr. styk

Høreværn

Focus

3M™ E-A-RCaps™ Ørepropper på bøjle

3M™ E-A-RCaps™ Bøjlehøreværn er udstyret med semi-fonetiske ørepropper, der er designet til at forsegle øregangens ydre åbning for at reducere eksponering for skadelige støjniveauer op til 23 dB.

- Dæmper støjniveauet med op til 23 dB
- Et af de letteste høreværn med bånd på markedet
- Fleksibelt og slidstærkt bånd, der kan vaskes og genbruges flere gange



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000103729	EC01000	3M™ E-A-Rcaps™ Ørepropper på bøjle, 10 pr. æske, EC-01-000	50	pr. styk
7000089405	EC01000R	3M™ E-A-Rcaps™ Ørepropper på bøjle, 400 pr. æske, EC-01-000	40	pr. styk

3M™ E-AR™ Udskiftningspropper

Udskiftningspropper for forbedret hygiejne og økonomi passer til 3M™ E-A-RCaps™, 3M™ E-A-R™ Caboflex™ og 1310 ørepropper med bånd.

- Udskiftning af skum-ørepropper til 3M™ E-A-RCaps™, 3M™ E-A-R™ Caboflex™ og 1310-bøjlehøreværn
- Det er nemt at fjerne og udskifte propperne på dine bøjlehøreværn
- Udskiftningspropper er en nem måde at forbedre hygiejnen og komforten på dit vaskbare bøjlehøreværn



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000089404	BULKA	3M™ E-A-Rcaps™ Udskiftelige ørepropper, 23 dB, 50 par pr. æske, ES-01-301	50	Par
7000103730	ES01300	3M™ E-A-Rcaps™ Udskiftelige ørepropper, 23 dB, 2000 par pr. æske, ES-01-300	500	Par
7000089407	CS01000	3M™ E-A-R™ Caboflex™ Udskiftelige ørepropper, 21 dB, 50 par pr. æske, CS-01-000	50	Par
7100100262	1311	3M™ E-A-R™ Udskiftelige ørepropper, 26 dB, 20 par pr. æske, 1311	100	Par

Dispenser til 3M™ ørepropper

Focus

3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro Dispenser til ørepropper

3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro øreproppdispenseren giver nem adgang for travle medarbejdere. Et enkelt drej dispenserer præcist og konsekvent én øreprop ad gangen. Den genanvendelige, fritstående eller væghængte dispenser kan fyldes op med One Touch™ refills, som er vores mest populære 3M™ E-A-R™ ørepropper.

- Dispenserer nøjagtigt én øreprop ad gangen.
- Dispenserer øreproppen direkte i din hånd
- Holdbar ABS-plastik velegnet til barske miljøer



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100064963	3910000	3M™ One Touch™ Pro dispenser til ørepropper, 391-0000	1	pr. styk

Ørekopper

Focus

3M™ PELTOR™ X1 Ørekopper

3M™ PELTOR™ X1 Høreværn er vores lette høreværn med behagelige og bløde tætningsringe. Fås med hovedbøjle, hjelmmontering og nakkebøjle.

Modellen med hovedbøjle har en elektrisk isoleret dobbelt hovedbøjle, der minimerer varmedannelse på hovedet. Afhængigt af brugerens præference eller anvendelsesbehov er de hjelmmonterede versioner tilgængelige som enten dielektrisk elektrisk isolerede eller med robuste metalarme.

- Reducerer støjniveauer fra 26-27 dB, modelafhængig, testet til EN 352:2020
- Bred og flad hovedbøjle er elektrisk isoleret, hvilket gør høreværnene elektrisk modstandsdygtige eller 'dielektriske'
- Farvekodning gør det nemt at identificere beskyttelsesniveauet, der bæres



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000103988	X1P3	3M™ PELTOR™ Høreværn, grøn, hjelmmonteret, X1P3	10	pr. styk
7100095526	X1P5E	3M™ PELTOR™ Høreværn, grøn, hjelmmonteret, X1P5E	10	pr. styk
7000103987	X1AGA	3M™ PELTOR™ Høreværn, grøn, hovedbøjle, X1A	10	pr. styk
7100123139	X1BEU	3M™ PELTOR™ Høreværn, grøn, nakkebøjle, X1B	10	pr. styk
7100097443	X1P5E-OR	3M™ PELTOR™ Høreværn, orange, hjelmmonteret, X1P5E-OR	10	Emballage

3M™ PELTOR™ X2 Ørekopper

3M™ PELTOR™ X2 Høreværn er vores innovative høreværn med et moderne tyndt kopformet design.

Fås med hovedbøjle, hjelmmontering og nakkebøjle.

Modellen med hovedbøjle har en elektrisk isoleret dobbelt hovedbøjle, der minimerer varmedannelse på hovedet. Afhængigt af brugerens præference eller anvendelsesbehov er de hjelmmonterede versioner tilgængelige som enten dielektrisk elektrisk isolerede eller med robuste metalarme.

- Reducerer støjniveauer fra 30-31 dB, modelafhængig, testet til EN 352:2020
- Bred og flad hovedbøjle er elektrisk isoleret, hvilket gør høreværnene elektrisk modstandsdygtige eller 'dielektriske'
- Farvekodning gør det nemt at identificere beskyttelsesniveauet, der bæres



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000103990	MNTDS	3M™ PELTOR™ Høreværn, gul, hjelmmonteret, X2P3	10	pr. styk
7100095525	X2P5E	3M™ PELTOR™ Høreværn, gul, hjelmmonteret, X2P5E	10	pr. styk
7000103989	X2AGU	3M™ PELTOR™ Høreværn, gul, hovedbøjle, X2A	10	pr. styk
7100123157	X2BEU	3M™ PELTOR™ Høreværn, gul, nakkebøjle, X2B	10	pr. styk

Høreværn

3M™ PELTOR™ X3 Ørekopper

3M™ PELTOR™ X3 Høreværn inkluderer et specialdesignet afstandsstykke for at yde beskyttelse mod moderate til høje støjniveauer uden vægt eller opbygning.

Fås med hovedbøjle, hjelmmontering og nakkebøjle.

Modellen med hovedbøjle har en elektrisk isoleret dobbelt hovedbøjle, der minimerer varmedannelse på hovedet. Afhængigt af brugerens præference eller anvendelsesbehov er de hjelmmonterede versioner tilgængelige som enten dielektrisk elektrisk isolerede eller med robuste metalarme.

- Reducerer støjniveauer fra 32-33 dB, modelafhængig, testet til EN 352:2020
- Fås som elektrisk isoleret og modstandsdygtig eller „dielektrisk“ i modeller med A-bånd og P5-hjelm.
- Farvekodning gør det nemt at identificere beskyttelsesniveauet, der bæres



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000103991	X3ARD	3M™ PELTOR™ Høreværn, rød, Hovedbøjle, X3A	10	pr. styk
7000103992	X3P3	3M™ PELTOR™ Høreværn, rød, hjelmmonteret, X3P3	10	pr. styk
7100095553	X3P5E	3M™ PELTOR™ Høreværn, rød, hjelmmonteret, X3P5	10	pr. styk
7100123160	X3BEU	3M™ PELTOR™ Høreværn, rød, nakkebøjle, X3B	10	pr. styk

Focus

3M™ PELTOR™ X4 Ørekopper

3M™ PELTOR™ X4 Høreværn er vores slanke letvægtshøreværn med innovative ørekepindsatser og afstandsstykker i skum, som forbedrer dæmpningen og beskytter mod lave frekvenser.

Fås med hovedbøjle, hjelmmontering og nakkebøjle.

Modellen med hovedbøjle har en elektrisk isoleret dobbelt hovedbøjle, der minimerer varmedannelse på hovedet. Afhængigt af brugerens præference eller anvendelsesbehov er de hjelmmonterede versioner tilgængelige som enten dielektrisk elektrisk isolerede eller med robuste metalarme.

- Reducerer støjniveauer fra 32-33 dB, modelafhængig, testet til EN 352:2020
- Fås som elektrisk isoleret og modstandsdygtig eller „dielektrisk“ i modeller med A-bånd og P5-hjelm.
- Farvekodning gør det nemt at identificere beskyttelsesniveauet, der bæres



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000103994	X4P3EGB	3M™ PELTOR™ Høreværn, Hi-Viz, hjelmmonteret, X4P3	10	pr. styk
7100095551	X4P5E	3M™ PELTOR™ Høreværn, Hi-Viz, hjelmmonteret, X4P5	10	pr. styk
7000103993	X4AGB	3M™ PELTOR™ Høreværn, Hi-Viz, hovedbøjle, X4A	10	pr. styk
7100123162	X4BEU	3M™ PELTOR™ Høreværn, Hi-Viz, nakkebøjle, X4B	10	pr. styk
7100097444	X4P5EOR	3M™ PELTOR™ Høreværn, orange, hjelmmonteret, X4P5E-OR	10	Emballage
7100097605	X4AOR	3M™ Peltor X4A, Orange headband, X4A-OR	10	Emballage

Høreværn

3M™ PELTOR™ X5 Ørekopper

3M™ PELTOR™ X5 Høreværn er vores innovative høreværn, der tilbyder enestående ydeevne – uden behov for dobbelt beskyttelse. De har de samme premium-funktioner som du ville forvente fra 3M Peltor X-serien, og de reducerer samtidigt støj op til 37 dB.



- Reducerer støjniveauer fra 36-37 dB, modelafhængig, testet til EN 352:2020
- Fås som elektrisk isoleret og modstandsdygtig eller „dielektrisk“ i modeller med A-bånd og P5-hjelm.
- Farvekodning gør det nemt at identificere beskyttelsesniveauet, der bæres

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000103996	X5P3ESV	3M™ PELTOR™ Høreværn, sort, hjelmmonteret, X5P3	10	pr. styk
7100095550	X5P5E	3M™ PELTOR™ Høreværn, sort, hjelmmonteret, X5P5E	10	pr. styk
7000103995	X5ASV	3M™ PELTOR™ Høreværn, sort, hovedbøjle, X5A	10	pr. styk
7100123159	X5BEU	3M™ PELTOR™ Høreværn, sort, nakkebøjle, X5B	10	pr. styk

3M™ PELTOR™ Optime™ I Ørekopper

3M™ PELTOR™ Optime™ I Høreværn er vores innovative, lette høreværn, der dæmper støjniveauet med op til 27 dB, testet i henhold til EN 352:2020. Deres lavprofil-design gør det let at kombinere dem med andet sikkerhedsudstyr, og de har bløde, brede og behagelige puder, der dæmper trykket rundt om ørerne.



- Reducerer støjniveauer fra 26-27 dB, modelafhængigt, testet i henhold til EN 352:2020
- Lavprofil-design, der let kombineres med andet sikkerhedsudstyr
- Kompatible med 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000038206	H510P3E469GB	3M™ PELTOR™ Optime™ I høreværn, High Visibility, hjelmmontering, H510P3E-469-GB	10	pr. styk
7000103737	H510A470GB	3M™ PELTOR™ Optime™ I høreværn, High Visibility, hovedbøjle, H510A-470-GB	10	pr. styk
7000038205	H510F404GU	3M™ PELTOR™ Optime™ I høreværn, gul, foldbar, H510F-404-GU	10	pr. styk
7000039617	H510P3E405GU	3M™ PELTOR™ Optime™ I høreværn, gul, hjelmmontering, H510P3E-405-GU	20	pr. styk
7000039616	H510A401GU	3M™ PELTOR™ Optime™ I høreværn, gul, hovedbøjle, H510A-401-GU	20	pr. styk
7000039618	H510B403GU	3M™ PELTOR™ Optime™ I høreværn, gul, nakkebøjle, H510B-403-GU	10	pr. styk

Høreværn

3M™ PELTOR™ Optime™ II Ørekopper

3M™ PELTOR™ Optime™ II Høreværn er vores innovative høreværn til brug i støjende, krævende miljøer, herunder lufthavne og byggepladser, og dæmper støjniveauet med op til 31 dB. Disse høreværn har bløde skumpuder, ventilationskanaler i tætningsringene og rummelige kopper, der giver behagelig komfort selv ved lang tids brug og er meget slidstærke.

- Reducerer støjniveauer fra 30-31 dB, modelafhængigt, testet i henhold til EN 352:2020
- Kompatible med 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System
- Den gode plads i kopperne er med til at minimere dannelse af fugt og varme



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000038210	H520P3E467GB	3M™ PELTOR™ Optime™ II høreværn, High Visibility, hjelmmontering, H520P3E-467-GB	10	pr. styk
7000038207	H520A472GB	3M™ PELTOR™ Optime™ II høreværn, High Visibility, hovedbøjle, H520A-472-GB	10	pr. styk
7000038208	H520F409GQ	3M™ PELTOR™ Optime™ II høreværn, grøn, foldbar, H520F-409-GQ	10	pr. styk
7000039621	H520P3E410GQ	3M™ PELTOR™ Optime™ II høreværn, grøn, hjelmmontering, H520P3E-410-GQ	20	pr. styk
7000107763	H520P3E410GQ01	3M™ PELTOR™ Optime™ II høreværn, grøn, hjelmmontering, H520P3E-410-GQ-01	20	pr. styk
7000039619	H520A407GQ	3M™ PELTOR™ Optime™ II høreværn, grøn, hovedbøjle, H520A-407-GQ	20	pr. styk
7000039620	H520B408GQ	3M™ PELTOR™ Optime™ II høreværn, grøn, nakkebøjle, H520B-408-GQ	10	pr. styk

3M™ PELTOR™ Optime™ III Ørekopper

3M™ PELTOR™ Optime™ III Høreværn er vores højtydende høreværn, der er udviklet til brug i ekstremt støjfyldte miljøer, og som reducerer støjniveauer med op til 34 dB. Deres dobbeltbeklædning hjælper med at minimere resonanseffekt, og deres behagelige bløde og brede puder dæmper trykket rundt om ørerne. Fås som hovedbøjle, nakkebøjle, til hjelmmontering og i High Visibility-grøn.

- Reducerer støjniveauer fra 33-34 dB, modelafhængigt, testet i henhold til EN 352:2020
- Dobbeltbeklædningsteknologi minimerer resonanseffekten
- Den gode plads i kopperne er med til at minimere dannelse af fugt og varme



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000107979	H540A441GN	3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ III høreværn, militærgrøn, hovedbøjle, H540A-441-GN	20	pr. styk
7000038212	H540P3E475GB	3M™ PELTOR™ Optime™ III høreværn, High Visibility, hjelmmonteret, H540P3E-475-GB	10	pr. styk
7000038211	H540A461GB	3M™ PELTOR™ Optime™ III høreværn, High Visibility, hovedbøjle, H540A-461-GB	10	pr. styk
7000039624	H540P3413SV	3M™ PELTOR™ Optime™ III høreværn, sort/rød, hjelmmonteret, H540P3E-413-SV	20	pr. styk
7000039622	H540A411SV	3M™ PELTOR™ Optime™ III høreværn, sort/rød, hovedbøjle, H540A-411-SV	20	pr. styk
7000039623	H540B412SV	3M™ PELTOR™ Optime™ III høreværn, sort/rød, nakkebøjle, H540B-412-SV	10	pr. styk

Høreværn

3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Høreværn

3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Høreværn er vores høreværn, der er designet til brug under jagt og skydning. Høreværnet er designet specifikt til at undgå interferens med geværkolben og hjælper dig med at opnå det bedst mulige skud. Fås i sorte og grønne modeller.



- Reducerer støjniveauer med op til 28 dB, testet i henhold til EN 352:2020
- Designet til brug under jagt og skydning
- Den polstrede hovedbøjlekonstruktion af metal giver et ensartet tryk hele dagen for pålidelig beskyttelse

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000107973	H515FB508GN	3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I høreværn, grøn, foldbar, H515FB-508-GN	1	pr. styk
7000039680	H515FB516GN	3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I høreværn, grøn, foldbar, H515FB-516-GN	1	pr. styk
7000039681	H515FB516SV	3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I høreværn, sort, foldbar, H515FB-516-SV	1	pr. styk

3M™ PELTOR™ Høreværn i H31-serien

3M™ PELTOR™ Høreværn i H31-serien er et høreværn med et slankt design, der er ideelt til skovbug, savværk og industrianvendelser.



- Single Number Rating (SNR) 30 dB (hovedbøjle) eller 28 dB (hjelmonteret model)
- Høreværn med et slankt design, der er ideelt til skovbug, savværk og industrianvendelser
- Ørekopperne har en fordybning i toppen, hvilket gør dem mere komfortable når de bæres med sikkerhedshjelm

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000038214	H31P3AF	3M™ PELTOR™ Høreværn, orange, hjelmonteret, H31P3AF til Versaflo™ M-200/M-300 og Speedglas™ 9100MP	6	pr. styk
7000107754	H31P3E30	3M™ PELTOR™ Høreværn, orange, hjelmonteret, H31P3E 300	20	pr. styk
7000107958	H31A300	3M™ PELTOR™ Høreværn, orange, hovedbøjle, H31A 300	20	pr. styk

Focus

3M™ PELTOR™ Svejselhøreværn, H505B

3M™ PELTOR™ H505B Svejselhøreværn passer til nakkebøjlen og har en lav profil, der er designet til svejseljelmene som f.eks. vores 3M™ Speedglas™ Svejseshjelm i 9100-serien. Beskyttelsen på 24 dB giver den moderate dæmpning, der er krævet til de fleste svejseformål.



- CE-certificeret og testet i henhold til EN 352 og reducerer støj med op til 24 dB
- Moderne, stilfuldt og slankt kopdesign
- Semi-blød kop, der minimerer transmission af ridselyde

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000103787	H505B596SV	3M™ PELTOR™ Høreværn til svejsning, sort, nakkebøjle, H505B	10	pr. styk

Hygiejnesæt

3M™ PELTOR™ Hygiejnesæt til X-serie Ørekopper

3M™ PELTOR™ hygiejnesæt X-serie Ørekopper hjælper dig med at opretholde de korrekte beskyttelses-, komfort- og hygiejneniveauer.

- Oprethold hygiejne, komfort og beskyttelse af 3M™ PELTOR™ Ørekopper
- Forlæng dit høreværnets levetid
- Undgå at bære ukomfortable høreværn



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000104045	HYX1	3M™ PELTOR™ Hygiejnesæt til X1-A / X1-P3E høreværn, HYX1	10	pr. styk
7000104046	HYX2	3M™ PELTOR™ Hygiejnesæt til X2-A / X2-P3E høreværn, HYX2	10	pr. styk
7000104047	HYX3	3M™ PELTOR™ Hygiejnesæt til X3-A / X3-P3E høreværn, HYX3	10	pr. styk
7000104048	HYX4	3M™ PELTOR™ Hygiejnesæt til X4-A / X4-P3E høreværn, HYX4	10	pr. styk
7000104049	HYX5	3M™ PELTOR™ Hygiejnesæt til X5-A / X5-P3E høreværn, HYX5	10	pr. styk

3M™ PELTOR™ Hygiejnesæt til høreværn

3M™ PELTOR™ hygiejnesæt til 3M™ PELTOR™ kommunikationsheadset hjælper dig med at opretholde de korrekte beskyttelses-, komfort- og hygiejneniveauer.

- Oprethold hygiejne, komfort og beskyttelse af 3M™ PELTOR™-kommunikationsheadset
- Forlæng dit headsets levetid
- Undgå at bære ukomfortable høreværn



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000039647	HY68	3M™ PELTOR™ Hygiejnesæt til ComTac & ComTac XS headsets, HY68	20	pr. styk
7100063118	HY79	3M™ PELTOR™ Hygiejnesæt til FM-radio, ProTac, & LiteCom headsets, HY79	20	Kit
7100122439	HY82	3M™ PELTOR™ Hygiejnesæt til WS ALERT og DAB+/FM headset, HY82	1	pr. styk
7100101874	HY220	3M™ PELTOR™ Hygiejnesæt til høreværn	1	pr. styk

3M™ PELTOR™ Hygiejnesæt til Optime

3M™ PELTOR™ Hygiejnesæt til høreværn er vores hurtige og nemme løsning til at vedligeholde dine 3M™ PELTOR™ høreværn med udskiftelige dæmpningspuder og for.

- Sættet indeholder nye skumindsatser og lyd-dæmperpuder, som kan udskiftes i få nemme trin
- Forlænger høreværnets levetid
- Sikrer god funktion og hygiejne



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000108016	HY54	3M™ PELTOR™ Hygiejnesæt til Optime™ III Høreværn, HY54	20	pr. styk

3M™ PELTOR™ Clean hygiejnepads HY100A-serien

3M™ PELTOR™ Clean hygiejnepads er vores engangsovertræk til ørepuder, der hjælper med at sikre ren kontaktoverflade for større komfort.



- Engangsovertræk til ørepuder hjælper med at holde dem rene og hygiejniske
- Engangsbrug, svedabsorberende pad
- Rulleformat, leveres i praktisk dispenseræske

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100064410	HY100A	3M™ PELTOR™ Hygiene Pads, 100 Pairs / Pack, HY100A	100	Par

3M™ E-A-Rfit™ Validation system

3M™ E-A-Rfit™ Valideringssystem for begge ører

Test af pasformen er nøglen til effektiv brug og beskyttelse af hørelsen. 3M™ E-A-Rfit™ Valideringssystem for begge ører måler nøjagtigt den enkelte brugers dæmpning i begge ører ved anvendelse af ørepropper eller høreværn. Vores system bruger kun få sekunder på at måle på 7 standardfrekvenser og giver en simpel vurdering som bestået eller ikke-bestået for hver medarbejders personlige dæmpningsværdi (PAR), som gør det lettere at opnå korrekt pasform.



- Giver en hurtig, klar og præcis test af pasform for dit høreværn som kvantificerede videnskabelige data
- Personlig dæmpningsværdi (PAR) er første trin i test af pasform og program for hørebeskyttelse
- Måler lyd niveauer bag og uden for øreproppen på kun 5 sekunder

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100062125	3931100	3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System, 393-1100	1	Kit

3M™ E-A-R™ Express™ Sondetestørepropper

3M™ E-A-R™ Express™ Ørepropper med en sondeslange til test af pasform ved hjælp af 3M™ E-A-Rfit™ Valideringssystem. Må ikke anvendes som høreværn.



- Disse testørepropper er tilføjet en sondeslange til test af øreproppernes pasform med 3M™ E-A-Rfit™ Valideringssystem
- 50 par pr. æske
- 3M™ PSD-produkter er beregnet til erhvervsbrug

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000052879	39320085	3M™ E-A-R™ Express™ Validation-ørepropper til test, 50 par pr. æske, 393-2008-50	50	Par

3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Validation-ørepropper til test

3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Sondetestørepropper til brug sammen med 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System. Vores ørepropper er udstyret med en særlig sondeslange til test af pasform.

- Disse testørepropper er udstyret med en sonde til test af øreproppernes pasform med 3M™ E-A-Rfit™ Validation System
- Til brug med 3M™ E-A-Rfit™ Validation System med henblik på måling af HPE-effektivitet
- Bør ikke bruges som høreværn



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000052881	393200250	3M™ E-A-R™ Push-Ins™ validation-ørepropper til test, 50 par pr. æske, 393-2002 50	50	Par

3M™ E-A-R™ Classic™ Validation testørepropper

3M™ E-A-R™ Classic™ Validation testørepropper er en modificeret version af de 3M Classic engangsørepropper i skum, som du allerede kender og bruger. De er specielt designet til at blive brugt sammen med 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System.

- Disse testørepropper er udstyret med en sonde til test af øreproppernes pasform med 3M™ E-A-Rfit™ Validation System
- Til brug med 3M™ E-A-Rfit™ Validation System med henblik på måling af HPE-effektivitet
- Bør ikke bruges som høreværn



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000052884	39320075	3M™ E-A-R™ Classic™ Small validation-ørepropper til test, 50 par pr. æske, 393-2007-50	50	Par
7000052882	393200350	3M™ E-A-R™ Classic™ Validation-ørepropper til test, 50 par pr. æske, 393-2003-50	1	Par

3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Sondetestørepropper

3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Ørepropper er udstyret med en sondeslange til test af pasform ved hjælp af 3M™ E-A-Rfit™ Valideringssystem. Må ikke anvendes som høreværn.

- Disse testørepropper er tilføjet en sondeslange til test af øreproppernes pasform med 3M™ E-A-Rfit™ Valideringssystem
- 50 par pr. æske
- 3M™ PSD-produkter er beregnet til erhvervsbrug



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100069736	3932000	3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ validation-ørepropper til testning, 50 par pr. æske, 393-2000-50	50	Par

3M™ Sondeørepropper, 1100-serie

3M™ Ørepropper i 1100-serien er udstyret med en sondeslange til test af pasform ved hjælp af 3M™ E-A-Rfit™ Valideringssystem. Må ikke anvendes som høreværn.



- Disse testørepropper er tilføjet en sondeslange til test af øreproppernes pasform med 3M™ E-A-Rfit™ Valideringssystem
- 50 par pr. æske
- 3M™ PSD-produkter er beregnet til erhvervsbrug

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000002409	393201050	3M™ 1100-Serie validation-ørepropper til test, 50 par pr. æske, 393-2010-50	5	Emballage

3M™ E-A-R™ UltraFit™ Sondetestørepropper

3M™ E-A-R™ UltraFit™ Sondetestørepropper er beregnet til brug sammen med 3M™ E-A-Rfit™ Valideringssystem for begge ører. Vores ørepropper er udstyret med en særlig sondeslange til test af pasform.



- Specielt udstyret med en sondeslange til test af pasformen for 3M-ørepropper
- Til brug sammen med 3M™ E-A-Rfit™ Valideringssystem med henblik på måling af HPE-effektivitet
- Må ikke anvendes som høreværn

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000002387	39320015	3M™ E-A-R™ UltraFit™ Validation-ørepropper til test, 50 par pr. æske, 393-2001-50	5	Emballage

3M™ E-A-Rsoft™ FX™ Sondetestørepropper

3M™ E-A-Rsoft™ FX™ Ørepropper med en sondeslange til test af pasform ved hjælp af 3M™ E-A-Rfit™ Valideringssystem. Må ikke anvendes som høreværn.



- Disse testørepropper er tilføjet en sondeslange til test af øreproppernes pasform med 3M™ E-A-Rfit™ Valideringssystem
- 50 par pr. æske
- 3M™ PSD-produkter er beregnet til erhvervsbrug

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000052883	393200450	3M™ E-A-Rsoft™ FX™ Validation testørepropper, 50 par pr. æske, 393-2004-50	50	Par

3M™ E-A-Rfit validation tætningsringe

Disse 3M™ PELTOR™ Optime™ Høreværn validation testpuder er specielt designet med en måler, der gør det muligt at udføre individuelle tilpasningstests til 3M PELTOR Optime-serie øreværn.



- Specielt modificeret med et måler til udførelse af pasformstestning af 3M™ PELTOR™ Optime™ Høreværn
- Til brug med 3M™ E-A-Rfit™ Validation System med henblik på måling af HPE-effektivitet
- Bør ikke bruges som høreværn

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100062126	39330012	3M™ PELTOR™ Høreværn validation tætningsringe X1/X2, Optime I/II, LiteCom/Plus	1	Kit
7100062127	39330032	3M™ PELTOR™ Høreværn validation tætningsringe X3	1	Kit
7100062128	39330052	3M™ PELTOR™ Høreværn validation tætningsringe X4/X5	1	Kit





Comms- og elektronikhørevern

3M™ PELTOR™ Communication Solutions

The Sound Solution

First-class communication and hearing protection! There was a time when wearing hearing protectors meant being isolated and out of contact. Those days are over. Today, 3M™ PELTOR™ offers first-class communication solutions that not only make your working day safer and more efficient, but also much nicer!

3M™ PELTOR™ products are developed for all environments where high safety must be combined with communication. Industrial environments, construction sites, agriculture and forestry are a few examples. We have developed several models to ensure there's a 3M™ PELTOR™ Headset for every situation. Headband models for all-round use, and models with helmet attachments for people who wear safety helmets at work. To ensure easy use of our products and good functions for all environments we use advance technology such as Level Dependent technology and Bluetooth®.

This pricelist mainly focuses on general industry communication solutions, but 3M also offers specialised products for e.g. military or hunting and shooting. Please contact your local 3M representative if you want to learn more about these industries and products.



Oil and gas



Mining



Hunting and sport shooting



Airport ground handling



Military and law enforcement



Energy and utilities



Transportation




Industry



Construction

Communicate at distance and boost your productivity

The importance of wearing hearing protection 100% of time exposed



Safety

To be effective, a hearing protector should be used 100% of the time in noisy environments. Even taking it off for a short time dramatically reduces its effectiveness and greatly increases the risk of hearing damage. The 3M™ PELTOR™ Communication Solutions encourage longer use because the wearer feels less isolated and can communicate with others more easily.

Function symbols

To help you to understand the functionality of our key communication solutions we have developed a small comparison chart with the following symbols.

 <p>Hearing protection with level-dependent function for ambient listening</p>	 <p>Hearing protection that features Bluetooth® technology, for wireless connection to mobile phone, or communication radio</p>	 <p>Hearing protection with built-in two-way radio</p>	 <p>Hearing protection with built-in FM radio receiver</p>	 <p>Hearing protection with external audio input</p>	 <p>Hearing protection for communication with external two-way radio</p>
--	---	--	---	--	--

Find the headset with the right mix of features and value for you or your customer!

			
<p>3M™ PELTOR™ LiteCom</p>	<p>3M™ PELTOR™ LiteCom Plus</p>	<p>3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus</p>	<p>3M™ PELTOR™ WS ProTac XPI</p>
			
			
			
			
			

Request demonstration samples!

Comms- og elektronikhørevern

In-ear elektronisk øreprop

Focus

3M™ PELTOR™ Niveauafhængige ørepropper

3M™ PELTOR™ Level Dependent ørepropper er trådløse elektroniske ørepropper, der er designet til at beskytte mod skadelig støj og hjælpe med at forbedre situationsbevidstheden og kommunikationen. De kommer i et sæt, der inkluderer en beskyttende opladningsboks og et udvalg af ørepropper, en snor, vindhætter og et USB-kabel til opladning. De fås i to versioner, én til industriel brug og én til skydning og skovbrug.



- Trådløse ørepropper til beskyttelse mod skadelig støj
- Udformet til at forbedre situationsbevidstheden og kommunikationen med personer tæt på
- Leveres med en kompakt opbevaringsboks til USB-opladning, der giver 16 timers driftstid

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100194360	EEP100	3M™ PELTOR™ Electronic øreprop, grøn, EEP-100 EU	1	pr. styk

3M™ PELTOR™ UltraFit™ Communication Erstatningsørestykker

3M™ UltraFit™ Communication ørestykker er reservedele, der er specielt designet til PELTOR™ TEP-100, LEP-100, TEP-200, LEP-200, EEP-100. Vores ørestykker forlænger den effektive levetid af dit udstyr og fås i små, mellemstore og store størrelser.



- Udskift beskadigede eller slidte ørestykker
- Opretholder det rigtige beskyttelses-, komfort- og hygiejneniveau
- Specielt designet til brug med 3M™ PELTOR™ In-Ear produkter til kommunikation

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100066387	370TEPM25	3M™ UltraFit™ Communication Ørestykker, mellemstore, 370-TEPM-25	25	Par
7100066371	370TEPS25	3M™ UltraFit™ Communication Ørestykker, små, 370-TEPS-25	25	Par
7100066388	370TEPL25	3M™ UltraFit™ Communication Ørestykker, store, 370-TEPL-25	25	Par

3M™ PELTOR™ Triple-C Communication Ørestykker

3M™ PELTOR™ Triple-C Communication ørestykker er reservedele, der er specielt designet til PELTOR™ TEP-100, LEP-100, TEP-200, LEP-200, EEP-100. Vores ørestykker fås i pakker med 25 stk.



- Ingen sammenrulning nødvendig
- Dobbelt tilspidset form for nem indsættelse
- Designet til komfort

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100103087	CCCGRM25	3M™ PELTOR™ Triple C Communication ørestykker, CCC-GRM-25	25	Par

Comms- og elektronikhørevern

3M™ PELTOR™ Torque™ Erstatningsørestykker

3M™ Torque™ Communication ørestykker kan bruges til at erstatte slidte eller beskadigede dele og hjælper dig med at opretholde de korrekte beskyttelsesniveauer, komfort og hygiejne. Vores grå ørestykker i størrelse kommer i pakker med 50 stk.



- Udskift beskadigede eller slidte ørestykker
- Oprethold det rigtige beskyttelses-, komfort- og hygiejneniveau
- Forlæng dit udstyrs effektive levetid

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000108492	PELTIP501	3M™ Torque™ Communication Ørestykker, PELTIP5-01	50	Par

3M™ PELTOR™ Level Dependent Earplug snor

3M™ PELTOR™ ørepropsnor er en erstatningssnor, der kan bruges til at forbinde dine 3M™ PELTOR™ elektroniske ørepropper.



- Udskiftningssnor til 3M™ PELTOR™ elektroniske ørepropper
- Oprethold det korrekte beskyttelses-, komfort- og hygiejneniveau
- Udskift beskadigede eller slidte snore

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100074090	TEPCORD	3M™ PELTOR™ Tactical udskiftningsledning til øreprop, TEP-CORD	1	pr. styk

Comms- og elektronikhørevern

Ørekopper med elektronik og kommunikation

Focus

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headsets

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X-headset er et Bluetooth®-headset med støjdæmpende bommikrofon, der opretter forbindelse til din mobiltelefon til håndfri opkald og streaming i støjfyldte miljøer. Headsettet har en niveaufølgende funktion til omgivelseslyd, og det synkroniserer med en mobilapp, så brugere let kan opsætte og justere headsettet



- Høreværnet med dæmpning fås i to modeller: hovedbøjle eller sikkerhedshjelmmontering
- Bluetooth®-teknologien sikrer forbindelse til en ekstern Bluetooth®-enhed for håndfrie samtaler og streaming
- Støjdæmpende bommikrofon sikrer, at tale høres tydeligt selv i støjfyldte miljøer

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100257811	MRX21A4WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X-headset, klart gule skaller, hovedbøjle, kompatibel med mobilapp, MRX21A4WS6	1	pr. styk
7100256658	MRX21P3E4WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X-headset, klart gule skaller, sikkerhedshjelm-monteret, kompatibel med mobilapp, MRX21P3E4WS6	1	pr. styk

Focus

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP Headsets

Med et 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP headset kan du lave dit hørevern om til et kommunikationscenter. Via Bluetooth® teknologien er det muligt at tilslutte en enhed, og med den støjreducerende mikrofon kan du tale med normal stemmeføring selv i støjfyldte miljøer.



- Høreværn i to modeller: hovedbøjle eller sikkerhedshjelmmontering
- Bluetooth® teknologi sikrer trådløs forbindelse til en ekstern enhed for håndfrie opkald eller streaming
- Støjdæmpende bommikrofon sikrer, at tale høres tydeligt selv i støjfyldte miljøer

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100256282	MRX21P3E5WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP Headset, Bluetooth®, FM-radio, grå, hjelmmontering, MRX21P3E5WS6	1	pr. styk
7100256283	MRX21A5WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP Headset, Bluetooth®, FM-radio, grå, hovedbøjle, MRX21A5WS6	1	pr. styk

Comms- og elektronikhørevern

Focus

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headsets

Med et WS™ ALERT™ XPI headset kan du lave dit hørevern om til et kommunikationscenter. Opret forbindelse til en eller to enheder via Bluetooth Multipoint-teknologien, og tal med normal stemmeføring, selv i støjfyldte miljøer, med den støjdæmpende mikrofon.

- Hørevern i to modeller: hovedbøjle eller sikkerhedshjelmmontering
- Niveauafhængig funktion til omgivelseslyd giver dig mulighed for at høre og opfange flere lyde omkring dig (begrænset til 82 dB)
- Bluetooth® MultiPoint-teknologi, som kan tilsluttes til en eller to eksterne enheder til håndfrie opkald og streaming



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100205299	MRX21A3WS6-ACK	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset, 30 dB, Bluetooth, mobilapp, Inkluderer tilbehør, hovedbøjle, MRX21A3WS6-ACK	1	pr. styk
7100205302	MRX21A3WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset, 30 dB, Bluetooth, mobilapp, hovedbøjle, MRX21A3WS6	1	pr. styk
7100205297	MRX21P3E3WS6-ACK	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset, 30 dB, Bluetooth, mobilapp, inkluderer tilbehør, sikkerhedshjelm-monteret, MRX21P3E3WS6-ACK	1	pr. styk
7100205304	MRX21P3E3WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset, 30 dB, Bluetooth, mobilapp, sikkerhedshjelm-monteret, MRX21P3E3WS6	1	pr. styk

Focus

3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI Headsets

3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI er et sortiment af niveauafhængige Bluetooth®-headsets, der effektivt beskytter hørelsen uden at gå på kompromis med kommunikationen. Disse innovative headsets er udstyret med niveauafhængige mikrofoner, så du kan høre omgivelseslyd og kommunikere i støjfyldte miljøer. Bluetooth-tilslutning giver problemfri tilslutning til aktiverede enheder, og headsettet har IP68-klassificerede støjdæmpende mikrofoner. De leveres i en high visibility gul farve med hovedbøjle, nakkebøjle eller hjelmmontering og fås også med FLX2-accessorystik.

- Beskytter hørelsen og sikrer trådløs kommunikation
- Niveauafhængig funktion til omgivelseslyd
- Problemfri tilslutning med Bluetooth®



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100195906	MT15H7AWS6-111	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI niveauafhængigt Bluetooth® headset, gul, hovedbøjle, FLX2, gul, MT15H7AWS6-111	1	pr. styk
7100196045	MT15H7AWS6	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI niveauafhængigt Bluetooth® headset, gul, hovedbøjle, MT15H7AWS6	1	pr. styk
7100195976	MT15H7BWS6111	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI niveauafhængigt Bluetooth® headset, gul, nakkebøjle, FLX2, MT15H7BWS6-111	1	pr. styk
7100195960	MT15H7P3EWS6	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI niveauafhængigt Bluetooth® headset, gul, sikkerhedshjelm-monteret, MT15H7P3EWS6	1	pr. styk
7100195961	MT15H7P3EWS6-111	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI niveauafhængigt Bluetooth® headset, gul, sikkerhedshjelm-monteret, FLX2, MT15H7P3EWS6-111	1	pr. styk

Comms- og elektronikhørevern

3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset

3M™ PELTOR™ ProTac™ III headsettet er udstyret med en støjniveaufunktion til omgivelseslyde, der hjælper dig med at fokusere på dit arbejde og kommunikere med dine kolleger i støjende miljøer, uden at fjerne høre-
været. Takket være stereofeedbacken i headsettet er det stadig muligt at høre og retningsbestemme alarmer, advarselsråb, bakkende køretøjer osv. Headsetenheden har et robust design med dobbeltskaller. Elektronikken er beskyttet mod fugt og sved, både indefra og udefra. Smart teknologi, praktisk design og brugervenlige funktioner hjælper dig med at klare hårde dage i felten.



- Hørevern hjælper med at beskytte mod skadelig støj, samtidig med at omgivende lyde kan høres
- Den indbyggede niveaufhængige funktion, gør det muligt for brugeren at høre omgivelserne, såsom samtaler, maskiner og advarsels signaler
- 3,5 mm stereostik for tilslutning til din mobiltelefon eller to-vejs radio for at høre opkaldet direkte i øret

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100088455	MT13H220P3E	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset, 25 dB, Slim Cups, Sort, sikkerhedshjelm-monteret, MT13H220P3E	1	pr. styk
7100088456	MT13H220A	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset, 26 dB, Slim Cups, Sort, hovedbøjle, MT13H220A	1	pr. styk
7100088424	MT13H221A	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset, 32 dB, sort, hovedbøjle, MT13H221A	1	pr. styk
7100088423	MT13H221P3E	3M™ PELTOR™ ProTac™ III-headset, 31 dB, sort, sikkerhedshjelm-monteret, MT13H221P3E	1	pr. styk

3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headsets

3M™ PELTOR™ LiteCom Plus er vores robuste hørevern med indbygget analog tovejskommunikationradio, dynamisk støjdæmpende mikrofon, litium-ion-batteri og niveaufhængig funktion til omgivelseslyd. Fås med hovedbøjle og til hjelmmontering.



- Hørevern med indbygget analog tovejskommunikationradio
- Fås i en 16 kanal PMR 446 MHz version med 121 underkanaler
- Niveaufhængig teknologi hjælper med at høre omgivelseslyde og kommunikation

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100229259	MT73H7A4410EU	3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headset, 32 dB, PMR446 MHz, hovedbøjle, MT73H7A4410EU	1	pr. styk
7100229277	MT73H7P3E4410EU	3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headset, 32 dB, PMR446 MHz, sikkerhedshjelm-monteret, MT73H7P3E4410EU	1	pr. styk

Comms- og elektronikhørevern

Focus

3M™ PELTOR™ LiteCom Headsets

3M™ PELTOR™ LiteCom Headsets er vores hørevern med indbygget forprogrammeret tovejskommunikationsradio og en integreret støjdæmpende dynamisk mikrofon. Fås i hovedbøjle-, nakkebøjle- eller hjelmmonterede modeller.

- Hørevern med indbygget kommunikationsradio til „håndfri“ kortdistancekommunikation med andre LiteCom-headset og kommunikationsradioenheder på samme frekvens
- 8 kanaler og 38 underkanaler giver brugerne mulighed for at kommunikere individuelt ved hjælp af den samme kanal
- En aux-indgang lader dig også tilslutte en mobiltelefon eller ekstern com-radio, uanset frekvensen



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000108540	MT53H7A4400EU	3M™ PELTOR™ LiteCom Hørevern 32 dB, PMR 446 MHz, hovedbøjle, MT53H7A4400-EU	1	pr. styk
7000108542	MT53H7B4400EU	3M™ PELTOR™ LiteCom Hørevern 32 dB, PMR 446 MHz, nakkebøjle, MT53H7B4400-EU	1	pr. styk
7000108541	MT53H7P3E4400EU	3M™ PELTOR™ LiteCom Hørevern, 33 dB, PMR 446 MHz, sikkerhedshjelm-monteret, MT53H7P3E4400-EU	1	pr. styk

Focus

3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset

3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset har integreret forprogrammeret tovejsradio, Bluetooth® Multipoint tilslutning, støjdæmpende mikrofoner og niveauafhængig funktion til omgivelseslyd. Headsettet fås med hovedbøjle, nakkebøjle og hjelmmontering.

- Hørevern med indbygget tovejskommunikation
- Niveauafhængig teknologi hjælper med at høre omgivelseslyde og kommunikation
- Bluetooth® Multipoint tilslutning giver problemfri tilslutning af mobile enheder



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100204419	MT73H7A4310WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset, LPD433 MHz, analog, hovedbøjle, MT73H7A4310WS6EU	1	pr. styk
7100204388	MT73H7A4410WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset, PMR446 MHz, analog, hovedbøjle, MT73H7A4410WS6EU	1	pr. styk
7100201938	MT73H7B4410WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset, PMR446 MHz, analog, nakkebøjle, MT73H7B4410WS6EU	1	pr. styk
7100204418	MT73H7P3E4410WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset, PMR446 MHz, analog, sikkerhedshjelm-monteret, MT73H7P3E4410WS6EU	1	pr. styk

Comms- og elektronikhørevern

3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III Headsets

3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III Hørevern er vores højtydende hørevern med indbygget analog og digital programmerbar tovejskommunikationsradio, niveauafhængig funktion til omgivelleslyd, Bluetooth® Multi-point-forbindelse, genopladeligt litium-ion-batteri og ekstern tilslutning (jack). Fås som hovedbøjle, nakkebøjle eller hjelmmonterede modeller.



- Hørevern med indbygget programmerbar analog og digital tovejskommunikation
- Hurtig aktivering af niveauafhængig funktion via Push to listen-funktion
- Programmér op til 70 unikke radiokanaler

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100153481	MT73H7B4D10EUGB	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III GB Headset, 32 dB, PMR446 MHz, analog/digital, nakkebøjle, MT73H7B4D10EU GB	1	pr. styk
7100153479	MT73H7P3E4D10EUGB	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III GB Headset, 32 dB, PMR446 MHz, analog/digital, sikkerhedshjelm-monteret, MT73H7P3E4D10EU GB	1	pr. styk
7100153423	MT73H7A4D10EUGB	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III GB Headset, 33 dB, PMR446 MHz, analog/digital, hovedbøjle, MT73H7A4D10EU GB	1	pr. styk

3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM-radio Headsets

3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM-radio headset giver dig mulighed for at modtage FM- og AM-radio og gemme op til 5 stationer. Vores headset fås som enkeltstående hovedbøjle eller som en model, der monteres til sikkerhedshjelm, har 3,5 mm stereolydindgang og en automatisk sluk-funktion, der bevarer batterilevetid.



- Beskyt din hørelse mod skadelig støj, mens du nyder FM- eller AM-Radio
- Indbygget antenne forhindrer det i at sidde fast i udstyr
- Gem op til 5 af dine yndlingsstationer

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100088417	HRXS220P3E	3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM-radioheadset, 31 dB, sikkerhedshjelm-monteret, HRXS220P3E	1	pr. styk

3M™ PELTOR™ DAB+/FM Headsets

3M™ PELTOR™ DAB+ & FM-radio headset med indbygget DAB+ (Digital Audio Broadcasting) og FM-modtager er velegnet ved arbejde på byggepladser samt inden for fiskeri, landbrug og anlægsarbejde. Den klare lyd af DAB+ stationerne, det stemmestyrede menusystem og mulighed for at gemme dine stationer gør det fleksibelt og nemt at arbejde med.



- Beskyt din hørelse, og lyt til radio – på samme tid
- Enestående DAB+ & FM-radiomodtagelse
- Stemmestyret menusystem guider gennem menuerne

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100113507	HRXD7A01	3M™ PELTOR™ DAB+ FM-radio, hørevern, 31 dB, hovedbøjle, HRXD7A-01	1	pr. styk
7100114034	HRXD7P3E01	3M™ PELTOR™ DAB+ og FM-radioheadset, 30 dB, sikkerhedshjelm-monteret, HRXD7P3E-01	1	pr. styk

Comms- og elektronikhørevern

3M™ PELTOR™ CH-3 Headsets

3M™ PELTOR™ CH-3 headsets bruger FLX2 kabelsystemet for en enkel og pålidelig forbindelse. De har højttalere, der er optimeret til den talefrekvens, der findes i meget støjfyldte miljøer og et moderne kopformet design, der giver god komfort og effektiv dæmpning. Leveres med hovedbøjle, nakkebøjle eller hjelmmontering. Tilgængelig i klar gul for standardmodellen eller klar blå, der indikerer godkendelse (EX) til potentielt eksplosionsfarlig atmosfære.



- Listen Only kommunikationsheadset, der effektivt beskytter hørelsen
- Optimerede højttalere til brug i støjfyldte miljøer
- FLX2 indgangsstik for nem tilslutning til den ønskede løsning

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100203637	MT74H52A-110	3M™ PELTOR™ CH-3 headset, hovedbøjle, MT74H52A-110	1	pr. styk
7100203636	MT74H52B-110	3M™ PELTOR™ CH-3 headset, nakkebøjle, MT74H52B-110	1	pr. styk
7100203635	MT74H52P3E-110	3M™ PELTOR™ CH-3 headset, sikkerhedshjelm-monteret, MT74H52P3E-110	1	pr. styk

3M™ PELTOR™ CH-3 Listen Only Headsets

3M™ PELTOR™ CH-3 Listen Only headset bruger FLX2 kabelsystemet for en enkel og pålidelig forbindelse. De har højttalere, der er optimeret til den talefrekvens, der findes i meget støjfyldte miljøer og et moderne kopformet design, der giver god komfort og effektiv dæmpning. Leveres med hovedbøjle, nakkebøjle eller hjelmmontering. Tilgængelig i klar gul for standardmodellen eller klar blå, der indikerer godkendelse (EX) til potentielt eksplosionsfarlig atmosfære.



- Listen Only kommunikationsheadset, der effektivt beskytter hørelsen
- Optimerede højttalere til brug i støjfyldte miljøer
- FLX2 indgangsstik for nem tilslutning til den ønskede løsning

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100203299	HT52A-112	3M™ PELTOR™ CH-3 Listen Only Headset, hovedbøjle, HT52A-112	1	pr. styk
7100203298	HT52B-112	3M™ PELTOR™ CH-3 Listen Only Headset, nakkebøjle, HT52B-112	1	pr. styk
7100203302	HT52P3E-112	3M™ PELTOR™ CH-3 Listen Only Headset, sikkerhedshjelm-monteret, HT52P3E-112	1	pr. styk
7100203297	HT52P3E-112-50	3M™ PELTOR™ CH-3 hørevern med medhør, Ex-godkendt, hjelmmontering, HT52P3E-112-50	1	pr. styk
7100203639	HT52A-112-50	3M™ PELTOR™ CH-3 hørevern med medhør, Ex-godkendt, hovedbøjle, HT52A-112-50	10	pr. styk

Comms- og elektronikhørevern

3M™ PELTOR™ CH-3 Headsets med PTT-adapter

3M™ PELTOR™ CH-3 headsets med PTT-adapter bruger FLX2 kabelsystemet for en enkel og pålidelig forbindelse. De har højttalere, der er optimeret til den talefrekvens, der findes i meget støjfyldte miljøer og et moderne kopformet design, der giver god komfort og effektiv dæmpning. Leveres med hovedbøjle, nakkebøjle eller hjelmmontering. Tilgængelig i klar gul for standardmodellen eller klar blå, der indikerer godkendelse (EX) til potentielt eksplosionsfarlig atmosfære.



- Push to talk (PTT) kommunikationsheadset, der effektivt beskytter hørelsen
- Optimerede højttalere til brug i støjfyldte miljøer
- FLX2 indgangsstik for nem tilslutning til den ønskede løsning

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100203638	MT74H52A-111	3M™ PELTOR™ CH-3 headset med PTT adapter, hovedbøjle, MT74H52A-111	1	pr. styk
7100205729	MT74H52B-111	3M™ PELTOR™ CH-3 headset med PTT adapter, nakkebøjle, MT74H52B-111	1	pr. styk
7100203150	MT74H52P3E-111	3M™ PELTOR™ CH-3 headset med PTT-adapter, sikkerhedshjelm-monteret, MT74H52P3E-111	1	pr. styk

3M™ PELTOR™ CH-5 Headsets med høj dæmpning

3M™ PELTOR™ CH-5 Headset giver beskyttelse mod farlige niveauer af støj, inklusive impulslyde. Det robuste headset er designet til at blive brugt i ekstreme og barske miljøer med høj støj.



- Headset med høj dæmpning hjælper med at give god beskyttelse mod impulslyde
- Vandtæt bommikrofon er IP68-certificeret
- Et af de headsets med højeste dæmpning på markedet

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100099881		3M™ PELTOR™ CH-5 Headset med høj dæmpning, 36 db, Hi-Viz, Flex Connector, sikkerhedshjelm-monteret, MT73H450P3E-77 GB	1	pr. styk
7100106867	MT73H450P3EGB	3M™ PELTOR™ CH-5 Headset med høj dæmpning, 36 db, Hi-Viz, sikkerhedshjelm-monteret, MT73H450P3E GB	1	pr. styk
7100099845	MT73H450A38	3M™ PELTOR™ CH-5 Headset med høj dæmpning, 37 dB, Grå, hovedbøjle, MT73H450A-38	1	pr. styk
7100099883	MT73H450A86	3M™ PELTOR™ CH-5 Headset med høj dæmpning, 37 dB, Grå, hovedbøjle, MT73H450A-86	1	pr. styk
7100099844	MT73H450A77GB	3M™ PELTOR™ CH-5 Headset med høj dæmpning, 37 dB, Hi-Viz, Flexibel tilslutning, hovedbøjle, MT73H450A-77 GB	1	pr. styk
7100106703	MT73H450AGB	3M™ PELTOR™ CH-5 Headset med høj dæmpning, 37 dB, Hi-Viz, hovedbøjle, MT73H450A GB	1	pr. styk

Comms- og elektronikhørevern

3M™ PELTOR™ Alert™ Headsets med FM

3M™ PELTOR™ ALERT™ FM-radio headsettet er udviklet til at forbedre sikkerheden og motivationen for brugere i støjfyldte miljøer. Det giver dig mulighed for at lytte til FM-radio eller en ekstern enhed, samtidig med at du kan høre dine omgivelser og kommunikere med dine kollegaer uden at tage høreværnet af.



- Beskyt din hørelse, og lyt til radio – på samme tid
- Fremragende FM-radiomodtagelse
- Niveaueafhængig funktion lader brugeren høre omgivelseslyd og tale med kolleger

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000108376	M2RX7A201	3M™ PELTOR™ ALERT™ FM-radio, hørevern, 30 dB, hovedbøjle, M2RX7A2-01	1	pr. styk
7000108538	M2RX7P3E201	3M™ PELTOR™ ALERT™ FM-radioheadset, 30 dB, sikkerhedshjelm-monteret, M2RX7P3E2-01	1	pr. styk

3M™ PELTOR™ ATEX-godkendte Headsets

EX-godkendt headset med ekstra høj dæmpning og optimeret lyddesign samt god plads til ørerne, hvilket sikrer den bedst mulige lyd kvalitet og komfort.



- EX-godkendt headset med ekstra høj dæmpning og to skaller
- Boom-mikrofon til dynamisk tale med effektiv støjkomensation, der sikrer klar og pålidelig kommunikation
- Boom-mikrofon med hurtig positionering til nem håndtering

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000108283	MT72H540P3E50	3M™ PELTOR™ Twin Cup EX-headset, 31 dB, J11-stik, sikkerhedshjelm-monteret, MT72H540P3E-50	1	pr. styk

Comms- og elektronikhørevern

Tilbehør og reservedele til 3M™ Comms

3M™ PELTOR™ Kåpskal

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100253622	210300664SV1	3M™ PELTOR™ Covers for WS™ ALERT™ Headsets, sort, 210300-664-SV/1, 1 par (venstre+højre), 25 pr. kasse	1	pr. styk
7100264003	210300664GF1	3M™ PELTOR™ Kåpskal	1	pr. styk
7100246985	210300664BA1	3M™ PELTOR™ skaller til WS™ ALERT™ headsets, blå	1	pr. styk
7100264002	210300664GY1	3M™ PELTOR™ skaller til WS™ ALERT™ headsets, klar gul	1	pr. styk
7100247026	210300664RE1	3M™ PELTOR™ skaller til WS™ ALERT™ headsets, lyserød	1	pr. styk
7100240624	2103006650GB1	3M™ PELTOR™ skaller til WS™ ALERT™ headsets, neongrøn	1	pr. styk
7100246983	210300664OR1	3M™ PELTOR™ skaller til WS™ ALERT™ headsets, orange	1	pr. styk
7100246986	210300664RD1	3M™ PELTOR™ skaller til WS™ ALERT™ headsets, rød	1	pr. styk

3M™ PELTOR™ Hygiejnesæt til kommunikationsheadset

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000108026	HY79900	3M™ PELTOR™ Hygiejnesæt til FM-radio, ProTac, & LiteCom headsets, HY79	1	Par
7100113964	HY83	3M™ PELTOR™ Hygiejnesæt til WS™ LiteCom Pro III Headset, HY83	1	pr. styk

3M™ PELTOR™ Hygiejnesæt

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000108023	HY68SV	3M™ PELTOR™ Hygiejnesæt til ComTac XPI, HY68-SV	20	pr. styk

3M™ PELTOR™ Hygiejnesæt gel til Sporttac

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ HY80 gel dæmpningspuder	1	pr. styk

3M™ PELTOR™ Mikrofon dynamisk til Versaflo™ M-300

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100099097	MT7V1	3M™ PELTOR™ Bommikrofon, MT7V/1	1	pr. styk
7100240278	MT7N/1	3M™ PELTOR™ Mikrofon dynamisk til Versaflo™ M-300	1	pr. styk
7100240432	MT7N021	3M™ PELTOR™ Mikrofon dynamisk til Versaflo™ M-300	1	pr. styk
7100247722	MT72N081	3M™ PELTOR™ Mikrofon dynamisk til Versaflo™ M-300	1	pr. styk

Comms- og elektronikhørevern

3M™ PELTOR™ Mikrofon electret

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100264326	MT53N141	3M™ PELTOR™ Elektretbommikrofon MT53N-14/1, med stik, 240 mm, inkl. Vindhætte, M995/2	1	pr. styk
7100240431	MT53N111	3M™ PELTOR™ Mikrofon electret	1	pr. styk
7100245437	MT53N12A1	3M™ PELTOR™ Mikrofon electret	1	pr. styk

3M™ PELTOR™ Strubemikrofon

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000040037	MT9002	3M™ PELTOR™ Amplify strubemikrofon, dynamisk, MT90-02	1	pr. styk

3M™ PELTOR™ Mikrofonbeskyttelsestape

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ beskyttelsestape til mikrofon, 5m rulle, sort, HYM1000	1	pr. styk

3M™ PELTOR™ Vindhætte

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000039648	M401	3M™ PELTOR™ mikrofonvindhætte til MT7 mikrofon, M40/1	1	pr. styk
7000039650	M602	3M™ PELTOR™ mikrofonvindhætte, M60/2	1	pr. styk
7100112112	M1712	3M™ PELTOR™ mikrofonvindhætte, M171/2	1	pr. styk
7010044372	M9952	3M™ PELTOR™ skumvindhætte til elektretbommikrofon, M995	1	pr. styk

3M™ PELTOR™ ladekabler

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100088372	AL2AISP	3M™ PELTOR™ LiteCom Pro III batteriopladningskabel til ACK081 batteri, USB, AL2AI/SP	1	pr. styk
7100075611	FR09	3M™ PELTOR™ USB-opladerkabel, FR09 til Lite-Com BRS-headsetbatteri ACK053	1	pr. styk
7100067410	AL2AH	3M™ PELTOR™ batteriopladningskabel til Lite-Com Pro II, AL2AH	1	pr. styk

Comms- og elektronikhørevern

3M™ PELTOR™ Lydingangskabler

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000141077	HL1AR	3M™ PELTOR™ 2,5 mm monostik/krøllet kabelsamling (-03-serien), HL1AR	1	pr. styk
7100064519	FL6CT	3M™ PELTOR™ Audio Input-kabel, 3,5 mm stereo-stik, FL6CT	1	pr. styk
7100064600	FL6N	3M™ PELTOR™ Audio Input-kabel, 3,5 mm stereo-stik, FL6N	1	pr. styk
7000147271	HL1AQ	3M™ PELTOR™ kabelsamling, 3,5 mm mono-stik, oprullet, HL1AQ	1	pr. styk

3M™ PELTOR™ Genopladeligt batteri

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100064688	LR6NM	3M™ PELTOR™ genopladelig AA batteripakke 2100 mAh, LR6NM	50	pr. styk
7100075380	ACK081	3M™ PELTOR™ genopladelig Li-ion batteripakke 3,7 V, 1800mAh, ACK081	1	pr. styk
7100075338	ACK053	3M™ PELTOR™ genopladelig NiMH batteripakke 2,4 V, 2500mAh, ACK053	1	pr. styk
7100112102	ACK082	3M™ PELTOR™ genopladeligt Li-Ion batteri, ACK082	1	pr. styk

3M™ PELTOR™ FLX2-kabler

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100185762	FLX2-203	3M™ PELTOR™ FLX2 kabel 2,5 mm mono EX-godkendt, FLX2-203, 120/etui	1	pr. styk
7100185800	FLX2-205	3M™ PELTOR™ FLX2 kabel 3,5 mm mono EX-godkendt, FLX2-205, 120/etui	1	pr. styk
7100191443	FLX2-202	3M™ PELTOR™ FLX2 kabel 3,5 mm stereo, FLX2-202, 200/etui	1	pr. styk
7100197719	FLX2-111	3M™ PELTOR™ FLX2 kabel Hytera PD7 serien, FLX2-111, 120/etui	1	pr. styk
7100197556	FLX2-35	3M™ PELTOR™ FLX2 kabel Icom 2-polet vinklet, FLX2-35, 120/etui	1	pr. styk
7100197565	FLX2-44	3M™ PELTOR™ FLX2 kabel Icom F31/41, FLX2-44, 120/etui	1	pr. styk
7100197568	FLX2-64	3M™ PELTOR™ FLX2 kabel Icom F34/44, FLX2-64, 120/etui	1	pr. styk
7100193170	FLX2-36	3M™ PELTOR™ FLX2 kabel Kenwood 2-polet, FLX2-36	1	pr. styk
7100185797	FLX2-107-50	3M™ PELTOR™ FLX2 kabel Kenwood Multipin EX-godkendt, FLX2-107-50, 120/etui	1	pr. styk
7100185795	FLX2-63-50	3M™ PELTOR™ FLX2 kabel Motorola DP4000 EX-godkendt, FLX2-63-50, 120/etui	1	pr. styk
7100193228	FLX2-21	3M™ PELTOR™ FLX2 kabel Motorola GP300 DP1200, FLX2-21	1	pr. styk
7100193227	FLX2-32	3M™ PELTOR™ FLX2 kabel Motorola GP340, FLX2-32	1	pr. styk
7100197572	FLX2-65	3M™ PELTOR™ FLX2 kabel Motorola GP344, FLX2-65, 120/etui	1	pr. styk
7100197566	FLX2-18	3M™ PELTOR™ FLX2 kabel Motorola GP900, FLX2-18, 120/etui	1	pr. styk
7100185799	FLX2-200	3M™ PELTOR™ FLX2 kabel Motorola J11, EX-godkendt, FLX2-200-120, 120/etui	1	pr. styk
7100197718	FLX2-101	3M™ PELTOR™ FLX2 kabel Sepura STP8/9000, FLX2-101, 200/etui	1	pr. styk
7100193229	FLX2-28	3M™ PELTOR™ FLX2 kabel mobil/DECT telefon, FLX2-28, 120/etui	1	pr. styk
7100207323	FLX2-201	3M™ PELTOR™ FLX2 kabel, Ground Mec, FLX2-201, 200/etui	1	pr. styk
7100191444	FLX2-204	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel 1/4" stereo, FLX2-204, 200/etui	1	pr. styk
7100220865	FLX2-69	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel FLX2-69 til Motorola DP2400/3441, 120/etui	1	pr. styk
7100219827	FLX2-210	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel FLX2-210, Straight Open End, 10m, 120/etui	1	pr. styk
7100224037	FLX2-211	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel FLX2-211, Curly Open End, 120/etui	1	pr. styk
7100224039	FLX2-207	3M™ PELTOR™-kabel FLX2, 3-polet 1/4" Mono, FLX2-207, 120/etui	1	pr. styk

Comms- og elektronikhørevern

3M™ PELTOR™ FLX2 kabler tilbehør

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100016085	FL6BR	3M™ PELTOR™-kabel til LiteCom/PowerCom 4-polet, J11 FL6BR	1	pr. styk

Headsets with built-in two-way radio

3M™ PELTOR™ LiteCom PMR 446

7000108540	MT53H7A4400EU	3M™ PELTOR™ LiteCom headset headband
7000108542	MT53H7B4400EU	3M™ PELTOR™ LiteCom headset neckband
7000108541	MT53H7P3E4400EU	3M™ PELTOR™ LiteCom headset helmet attachment



Accessories

3M ID	Order number	Description
7100075338	ACK053	3M™ PELTOR™ Battery pack NiMH 2,4V 1900mAh
7000108521	FR08	3M™ PELTOR™ 230 V DC to USB adapter 5V
7100075611	FR09	3M™ PELTOR™ Battery charger with USB
7100063118	HY79	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for other headset
7100221901	1180SV/1	3M™ PELTOR™ Battery cover black incl connection bridge
7100147895	MT53N121	3M™ PELTOR™ Microphone electret WS Alert XP, WS ALERT XPI, LiteCom etc
7010044372	M9952	3M™ PELTOR™ Wind shield to electret microphone 2 pcs/bag
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Mike protector 5m



3M™ PELTOR™ LiteCom Plus PMR 446

Hearing protection with built-in communication radio, level dependent function and external jack. 16 channels and 121 subchannels on the frequency PMR 446 MHz.

7100229259	MT73H7A4410EU	3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headset headband
7100229277	MT73H7P3E4410EU	3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headset helmet attachment




Accessories

3M ID	Order number	Description
7100075380	ACK081	3M™ PELTOR™ Battery pack Lithium 3,7V 1800mAh
7100088372	AL2AISP	3M™ PELTOR™ Battery charger with USB
7000108521	FR08	3M™ PELTOR™ 230 V DC to USB adapter 5V
7100113964	HY83	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for WS ProTac XPI, WS LiteCom Plus etc
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Replacement Gel Cushions
7100112094	MT731	3M™ PELTOR™ Microphone dynamic IP68
7100112112	M1712	3M™ PELTOR™ Windshield to MT73
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Mike protector 5m
7000039650	M602	3M™ PELTOR™ Wind shield for ambient noise microphone other headset
7000039666	FL560250	3M™ PELTOR™ External PTT ATEX
7000040037	MT9002	3M™ PELTOR™ Throat microphone dynamic

Cables to 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus

3M ID	Order number	Description
7100016085	FL6BR	3M™ PELTOR™ Cable LiteCom-series to J11-plug spiral





3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus PMR 446 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus LPD 433

7100204388	MT73H7A4410WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset headband
7100201938	MT73H7B4410WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset neckband
7100204418	MT73H7P3E4410WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset helmet attachment
7100204419	MT73H7A4310WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset headband
7100204420	MT73H7B4310WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset neckband
7100204422	MT73H7P3E4310WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset helmet attachment

Accessories

3M ID	Order number	Description
7100088372	AL2AISP	3M™ PELTOR™ Battery charger with USB
7000108521	FR08	3M™ PELTOR™ 230 V DC to USB adapter 5V
7100113964	HY83	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for WS ProTac XPI, WS LiteCom Plus etc.
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Replacement Gel Cushions
7100112094	MT731	3M™ PELTOR™ Microphone dynamic IP68
7100112112	M1712	3M™ PELTOR™ Windshield to MT73
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Mike protector 5m
7000039650	M602	3M™ PELTOR™ Wind shield for ambient noise microphone other headset
7000039666	FL560250	3M™ PELTOR™ External PTT ATEX
7000040037	MT9002	3M™ PELTOR™ Throat microphone dynamic

Example
WS LiteCom Plus can be wireless connected to a mobile phone at the same time as you use the built-in communication radio.

LiteCom Plus
WS LiteCom Plus
Phone

3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom III GB PMR 446

7100153423	MT73H7A4D10EUGB	3M™ PELTOR™ WS LiteCom III GB headset headband
7100153481	MT73H7B4D10EUGB	3M™ PELTOR™ WS LiteCom III GB headset neckband
7100153479	MT73H7P3E4D10EUGB	3M™ PELTOR™ WS LiteCom III GB headset helmet attachment



Accessories

3M ID	Order number	Description
7100075380	ACK081	3M™ PELTOR™ Battery pack Lithium 3,7V 1800mAh
7100088372	AL2AISP	3M™ PELTOR™ Battery charger with USB
7000108521	FR08	3M™ PELTOR™ 230 V DC to USB adapter 5V
7100113964	HY83	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for WS ProTac XPI, WS LiteCom III GB etc
7100112094	MT731	3M™ PELTOR™ Microphone dynamic IP68
7100112112	M1712	3M™ PELTOR™ Windshield to MT73
7000040037	MT9002	3M™ PELTOR™ Throat microphone dynamic
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Mike protector 5m
7000039650	M602	3M™ PELTOR™ Wind shield for ambient noise microphone other headset
7000039666	FL560250	3M™ PELTOR™ External PTT ATEX

Cables to 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PMR 446

3M ID	Order number	Description
7100016085	FL6BR	3M™ PELTOR™ Cable LiteCom-series to J11-plug spiral



Headset with Bluetooth® to cellphone or two-way radio

3M™ PELTOR™ Cover for WS™ ALERT™ Headset

3M ID	Order number	Description
7100253622	210300-664-SV/1	3M™ PELTOR™ Cover for WS™ ALERT™ Headset, black, Left+Right
7100264003	210300-664-GF/1	3M™ PELTOR™ Cover for WS™ ALERT™ Headset, grey, Left+Right
7100246983	210300-664-OR/1	3M™ PELTOR™ Cover for WS™ ALERT™ Headset, orange, Left+Right
7100246986	210300-664-RD/1	3M™ PELTOR™ Cover for WS™ ALERT™ Headset, red, Left+Right
7100264002	210300-664-GY/1	3M™ PELTOR™ Cover for WS™ ALERT™ Headset, bright yellow, Left+Right
7100240624	210300-664-GB/1	3M™ PELTOR™ Cover for WS™ ALERT™ Headset, neon green, Left+Right
7100247026	210300-664-RE/1	3M™ PELTOR™ Cover for WS™ ALERT™ Headset, pink, Left+Right
7100246985	210300-664-BA/1	3M™ PELTOR™ Cover for WS™ ALERT™ Headset, blue, Left+Right



3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset

Headset with Bluetooth® MultiPoint, level dependent function and FM-radio

7100205302	MRX21A3WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset, App, Bluetooth® MultiPoint headband
7100205304	MRX21P3E3WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset, App, Bluetooth® MultiPoint helmet attachment
7100205299	MRX21A3WS6-ACK	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset, App, ACK, Bluetooth® MultiPoint incl battery and charger headband
7100205297	MRX21P3E3WS6-ACK	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset, App, ACK, Bluetooth® MultiPoint incl battery and charger helmet attachment



Accessories

3M ID	Order number	Description
7000108521	FR08	3M™ PELTOR™ 230 V DC to USB adapter 5V
7100075611	FR09	3M™ PELTOR™ Battery charger with USB
7100064688	LR6NM	3M™ PELTOR™ Rechargeable battery AA NiMH 1,5V 2100 mAh
7100122439	HY82	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for WS Alert XP, WS ALERT XPI, DAB+ FM-radio
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Replacement Gel Cushions
7100148519	MT12SP	3M™ PELTOR™ Ambient noise microphone incl wind protection
7100264326	MT53N-14/1	3M™ PELTOR™ Electret boom microphone, MT53N-14/1 incl windshield M995/2
7010044372	M9952	3M™ PELTOR™ Wind shield to electret microphone 2 pcs/bag
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Mike protector 5m
7100064410	HY100A	3M™ PELTOR™ HY100A Clean Hygiene Pad
7100147892	AG9-20/1	3M™ PELTOR™ Headband spare part
7100088344	L201AX03SP	3M™ PELTOR™ Cable to helmet attachment complete
7100147934	P3EG-F/2	3M™ PELTOR™ Helmet attachment with friction sleeve
7000108550	A44F1	3M™ PELTOR™ Guide with microphone holder and friction sleeve

Note that the batteries LR6NM have the selling unit "each" and that you need 2 pcs to each headset.



FR08



FR09



LR6NM

Example

Wireless connection via Bluetooth MultiPoint to two cellphones for calls and streaming.



Android

WS ALERT XPI App

IOS

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP Headset

Headset with Bluetooth®, level dependent function and FM-radio

7100256283	MRX21A5WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP Headset, App, Headband
7100256282	MRX21P3E5WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP Headset, App, Helmet attachment



Accessories

3M ID	Order number	Description
7000108521	FR08	3M™ PELTOR™ 230 V DC to USB adapter 5V
7100075611	FR09	3M™ PELTOR™ Battery charger with USB
7100064688	LR6NM	3M™ PELTOR™ Rechargeable battery AA NiMH 1,5V 2100 mAh
7100122439	HY82	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for WS™ ALERT™ XP, WS™ ALERT™ XPI, DAB+
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Replacement Gel Cushions
7100148519	MT12SP	3M™ PELTOR™ Ambient noise microphone incl wind protection
7100264326	MT53N-14/1	3M™ PELTOR™ Electret boom microphone, MT53N-14/1 incl windshield M995/2
7010044372	M9952	3M™ PELTOR™ Wind shield to electret microphone 2 pcs/bag
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Mike protector 5m
7100147892	AG9-20/1	3M™ PELTOR™ Headband spare part
7100088344	L201AX03SP	3M™ PELTOR™ Cable to helmet attachment complete
7100147934	P3EG-F/2	3M™ PELTOR™ Helmet attachment with friction sleeve
7000108550	A44F1	3M™ PELTOR™ Guide with microphone holder and friction sleeve

Example
Wireless connection via Bluetooth for phone calls and streaming.

WS ALERT XP
Phone

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset

Headset with Bluetooth® and level dependent function

7100257811	MRX21A4WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset, App, bright yellow, headband
7100256658	MRX21P3E4WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset, App, bright yellow, helmet attachment



Accessories

3M ID	Order number	Description
7100122439	HY82	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for WS™ ALERT™ X
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Replacement Gel Cushions
7100148519	MT12SP	3M™ PELTOR™ Ambient noise microphone incl wind protection
7100264326	MT53N-14/1	3M™ PELTOR™ Electret boom microphone, MT53N-14/1 incl windshield M995/2
7010044372	M9952	3M™ PELTOR™ Wind shield to electret microphone 2 pcs/bag
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Mike protector 5m
7100064410	HY100A	3M™ PELTOR™ HY100A Clean Hygiene Pad
7100147892	AG9-20/1	3M™ PELTOR™ Headband spare part
7100088344	L201AX03SP	3M™ PELTOR™ Cable to helmet attachment complete
7100147934	P3EG-F/2	3M™ PELTOR™ Helmet attachment with friction sleeve
7000108550	A44F1	3M™ PELTOR™ Guide with microphone holder and friction sleeve

Example
Wireless connection via Bluetooth for phone calls and streaming.

WS ALERT X
Phone


3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI FLX2



7100196045	MT15H7AWS6	3M™ PELTOR™ WS ProTac XPI Headset headband
7100195960	MT15H7P3EWS6	3M™ PELTOR™ WS ProTac XPI Headset helmet attachment
7100195906	MT15H7AWS6-111	3M™ PELTOR™ WS ProTac XPI Headset FLX2 headband
7100195961	MT15H7P3EWS6-111	3M™ PELTOR™ WS ProTac XPI Headset FLX2 helmet attachment
7100195976	MT15H7BWS6-111	3M™ PELTOR™ WS ProTac XPI Headset FLX2 neckband

Accessories

3M ID	Order number	Description
7100075338	ACK053	3M™ PELTOR™ Battery pack NiMH 2,4V 1900mAh
7000108521	FR08	3M™ PELTOR™ 230 V DC to USB adapter 5V
7100075611	FR09	3M™ PELTOR™ Battery charger with USB
7100221901	1180SV/1	3M™ PELTOR™ Battery cover black incl connection bridge
7100113964	HY83	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for WS ProTac XPI, WS LiteCom Plus etc
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Replacement Gel Cushions
7000039650	M602	3M™ PELTOR™ Wind shield for ambient noise microphone other headset
7100221899	MT73021	3M™ PELTOR™ Microphone dynamic IP68 with long cable
7100112112	M1712	3M™ PELTOR™ Windshield to MT73
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Mike protector 5m



WS adapter to Flex-cabel to communication radio

3M ID	Order number	Description
7100011357	FL6077WS5	3M™ PELTOR™ WS adapter Flex



Headset with FLX2 cable to cellphone or two-way radio

3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI FLX2

7100195906	MT15H7AWS6-111	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI Headset FLX2 headband
7100195961	MT15H7P3EWS6-111	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI Headset FLX2 helmet attachment
7100195976	MT15H7BWS6-111	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI Headset FLX2 neckband



Accessories

3M ID	Order number	Description
7100075338	ACK053	3M™ PELTOR™ Battery pack NiMH 2,4V 1900mAh
7000108521	FR08	3M™ PELTOR™ 230 V DC to USB adapter 5V
7100075611	FR09	3M™ PELTOR™ Battery charger with USB
7100221901	1180SV/1	3M™ PELTOR™ Battery cover black incl connection bridge
7100113964	HY83	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for WS ProTac XPI, WS LiteCom Plus etc
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Replacement Gel Cushions
7000039650	M602	3M™ PELTOR™ Wind shield for ambient noise microphone other headset
7100221899	MT73021	3M™ PELTOR™ Microphone dynamic IP68 with long cable
7100112112	M1712	3M™ PELTOR™ Windshield to MT73
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Mike protector 5m

3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Headset with PTT

7100203638	MT74H52A-111	3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Headset with PTT headband
7100205729	MT74H52B-111	3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Headset with PTT neckband
7100203150	MT74H52P3E-111	3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Headset with PTT helmet attachment



Accessories

3M ID	Order number	Description
7100212095	HY84	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for CH-3 Headset
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Replacement Gel Cushions
7100221884	MT741	3M™ PELTOR™ Microphone dynamic IP68
7100112112	M1712	3M™ PELTOR™ Windshield to MT73
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Mike protector 5m

FLX2 cables to WS ProTac XPI and CH-3 FLX2 Headset with PTT

3M ID	Order number	Description
7100197719	FLX2-111	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to Hytera PD7*
7100197556	FLX2-35	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to Icom angled 2-pin
7100197565	FLX2-44	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to Icom F31/F41
7100197568	FLX2-64	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to Icom F34/F44
7100193170	FLX2-36	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to Kenwood 2-pin
7100185797	FLX2-107	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to Kenwood NX5000
7100193228	FLX2-21	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to Motorola GP300/DP1400
7100193227	FLX2-32	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to Motorola GP340
7100197572	FLX2-65	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to Motorola GP344
7100197566	FLX2-18	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to Motorola GP900
7100220865	FLX2-69	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to Motorola DP2400/DP3441
7100185795	FLX2-63	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to Mototrbo DP4***
7100193229	FLX2-28	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to Mobile/Dect phone
7100197718	FLX2-101	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to Sepura STP 8*/9*
7100219827	FLX2-210	3M™ PELTOR™ FLX2 cable 10m straight
7100224037	FLX2-211	3M™ PELTOR™ FLX2 cable curled open end



3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Headset without PTT

7100203637	MT74H52A-110	3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Headset headband
7100203636	MT74H52B-110	3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Headset neckband
7100203635	MT74H52P3E-110	3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Headset helmet attachment



Accessories

3M ID	Order number	Description
7100212095	HY84	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for CH-3 Headset
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Replacement Gel Cushions
7100221884	MT741	3M™ PELTOR™ Microphone dynamic IP68
7100112112	M1712	3M™ PELTOR™ Windshield to MT73
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Mike protector 5m

FLX2 cables to CH-3 FLX2 Headset without PTT

3M ID	Order number	Description
7100185799	FLX2-200	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to J11 Standard
7100207323	FLX2-201	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to Ground Mech



FLX2-200



FLX2-200



FLX2-201

3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Listen Only

7100203299	HT52A-112	3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Listen Only Headset headband
7100203298	HT52B-112	3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Listen Only Headset neckband
7100203302	HT52P3E-112	3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Listen Only Headset helmet attachment



Accessories

3M ID	Order number	Description
7100212095	HY84	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for CH-3 Headset
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Replacement Gel Cushions

FLX2 cables to CH-3 FLX2 Listen Only

3M ID	Order number	Description
7100191443	FLX2-202	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to 3,5mm Stereo
7100185762	FLX2-203	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to 2,5mm Mono
7100191444	FLX2-204	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to 1/4" Stereo
7100185800	FLX2-205	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to 3,5mm Mono
7100224039	FLX2-207	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to 1/4" mono
7100207324	FLX2-208	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to 3,5mm Threaded



FLX2-202



FLX2-203



FLX2-204



FLX2-205



FLX2-208

Headset to Flex cable (-77) for two-way radio or cellphone

3M™ PELTOR™ CH-5 High Attenuation Headset Flex

7100099844	MT73H450A77GB	3M™ PELTOR™ CH-5 High Att Headset Flex headband Hi-Viz
7100099881	MT73H450P3E77GB	3M™ PELTOR™ CH-5 High Att Headset Flex helmet attachment Hi-Viz



Accessories

3M ID	Order number	Description
7100107408	HY45	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for CH-5 High Att Headset
7100112094	MT731	3M™ PELTOR™ Microphone dynamic IP68
7100112112	M1712	3M™ PELTOR™ Windshield to MT73
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Mike protector 5m

Flex cables to communication radio to headset -77

3M ID	Order number	Description
7100064359	FL6U21	3M™ PELTOR™ Flex cable to headset -77 to Motorola GP300, CP040
7100064602	FL6U32	3M™ PELTOR™ Flex cable to headset -77 to Motorola GP340/380
7000107901	FL6U35	3M™ PELTOR™ Flex cable to headset -77 to Icom F3G, F4G angled
7000107902	FL6U36	3M™ PELTOR™ Flex cable to headset -77 to Kenwood 2,5-3,5 mm
7000108781	FL6U61	3M™ PELTOR™ Flex cable to headset -77 to Motorola Visar
7000108535	FL6U63	3M™ PELTOR™ Flex cable to headset -77 to Motorola Mototrbo DP3000, DP4000
7000108466	FL6U64	3M™ PELTOR™ Flex cable to headset -77 to Icom F1000/F2000, F3002/F4002
7000108467	FL6U65	3M™ PELTOR™ Flex cable to headset -77 to Motorola GP344
7000108135	FL6U71	3M™ PELTOR™ Flex cable to headset -77 to Vertex VX-160/400
7100064984	FL6U101	3M™ PELTOR™ Flex cable to headset -77 to Sepura STP8000-series



Flex cables to phone/DECT to headset -77

3M ID	Order number	Description
7100064305	FL6U28	3M™ PELTOR™ Flex cable to headset -77 to Ericsson phone DECT 2,5mm stereo





3M™ PELTOR™ CH-5 High Attenuation Headset with J11 plug

7100106703	MT73H450AGB	3M™ PELTOR™ CH-5 High Att Headset with J11-plug headband
7100106867	MT73H450P3EGB	3M™ PELTOR™ CH-5 High Att Headset with J11-plug helmet attachment

Accessories

3M ID	Order number	Description
7100107408	HY45	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for CH-5 High Att Headset
7100112094	MT731	3M™ PELTOR™ Microphone dynamic IP68
7100112112	M1712	3M™ PELTOR™ Windshield to MT73
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Mike protector 5m

PTT-adaptors to communication radio to PELTOR headset with J11 plug

3M ID	Order number	Description
7100049552	FL4030	3M™ PELTOR™ PTT-adapter to Motorola GP320/340
7100049623	FL4063	3M™ PELTOR™ PTT-adapter to Motorola Mototrbo DP3000, DP4000
7000107774	FL5001	3M™ PELTOR™ PTT-adapter PELTOR standard
7000039629	FL5035	3M™ PELTOR™ PTT-adapter to Kenwood 260/270 360/370
7100009674	FL5042	3M™ PELTOR™ PTT-adapter to Nokia TETRA THR880
7000107881	FL5044	3M™ PELTOR™ PTT-adapter to Icom F31/F41, F51/F61
7000108481	FL5046	3M™ PELTOR™ PTT-adapter to Icom A6/A22 (replacing FL50-T9089A)
7100011659	FL5062	3M™ PELTOR™ PTT-adapter to Motorola TETRA MTH800 / MTP850
7000039662	FL5064	3M™ PELTOR™ PTT-adapter to Icom F34, F44
7000107887	FL5066	3M™ PELTOR™ PTT-adapter to Icom IC-M1 (replacing FL50-T9088)
7000108319	FL50101	3M™ PELTOR™ PTT-adapter to Sepura Tetra STP8000
7000039651	TKD55021	3M™ PELTOR™ Shroud for PTT-adapter



Extension cables with J11 plugs

3M ID	Order number	Description
7000107866	FL3A	3M™ PELTOR™ Extension cable J11-hane to J11-hona spiral 0,4-2,0m
7000107867	FL3B	3M™ PELTOR™ Extension cable J11-hane to J11-hona spiral 0,7-4,0m
7000107868	FL3C	3M™ PELTOR™ Extension cable J11-hane to J11-hona 10m



LEMO cables to communication radio to headset -47

3M ID	Order number	Description
7000107857	FL6P32	3M™ PELTOR™ LEMO cable to headset -47 to Motorola GP340
7000108133	FL6P65	3M™ PELTOR™ LEMO cable to headset -47 to Motorola GP344



Hearing protection with level dependent function

3M™ PELTOR™ Alert™

7000108376	M2RX7A201	3M™ PELTOR™ Alert Hearing protection headband
7000108538	M2RX7P3E201	3M™ PELTOR™ Alert Hearing protection helmet attachment



Accessories

3M ID	Order number	Description
7000108359	FL6CE1	3M™ PELTOR™ Cable with 3,5mm stereo to 3,5mm stereo 1,1m
7000108833	HY81	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for FM-radio, Radio XP, Alert
7100147755	1173SVSP	3M™ PELTOR™ Battery cover black to FM-radio, Radio XP, Alert etc
7000039650	M602	3M™ PELTOR™ Wind shield for ambient noise microphone other headset

3M™ PELTOR™ ProTac™ III

7100088456	MT13H220A	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Slim Hearing protection headband black
7100088455	MT13H220P3E	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Slim Hearing protection helmet attachm. black
7100088424	MT13H221A	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Hearing protection headband black
7100088423	MT13H221P3E	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Hearing protection helmet attachment black



Accessories

3M ID	Order number	Description
7000108359	FL6CE1	3M™ PELTOR™ Cable with 3,5mm stereo to 3,5mm stereo 1,1m
7100241871	220323-631-SV/1	3M™ PELTOR™ Covers for ProTac III Headsets, black, left+right
7100101874	HY220	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for ProTac III, ProTac Hunter & Shooter

Hearing protection with radio

3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM-Radio

7100088416	HRXS220A	3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM-radio Hearing protection headband black
7100088417	HRXS220P3E	3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM-radio Hearing protection helmet attachment black



Accessories

3M ID	Order number	Description
7000108359	FL6CE1	3M™ PELTOR™ Cable with 3,5mm stereo to 3,5mm stereo 1,1m
7100241900	220322-633-SV/1	3M™ PELTOR™ Covers for WorkTunes™ FM Radio Headsets, black, left+right
7100101874	HY220	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for WorkTunes Pro, ProTac III etc



3M™ PELTOR™ DAB+/FM-radio

7100113507	HRXD7A01	3M™ PELTOR™ DAB+ FM Radio Hearing protection headband
7100114034	HRXD7P3E01	3M™ PELTOR™ DAB+ FM Radio Hearing protection helmet attachment black



Accessories DAB+/FM-radio, FM-radio and Radio XP

3M ID	Order number	Description
7000108359	FL6CE1	3M™ PELTOR™ Cable with 3,5mm stereo to 3,5mm stereo 1,1m
7100147755	1173SVSP	3M™ PELTOR™ Battery cover black to FM-radio, Radio XP, Alert etc
7000108833	HY81	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for FM-radio, Radio XP, Alert
7100122439	HY82	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for WS Alert XP, WS ALERT XPI, DAB+ FM-radio



FL6CE/1

Headsets to connect to two-way radio, ATEX approved

Via PTT-adapter with J11 jack



High attenuation headsets, standard Twin Cup with J11 plug, ATEX approved

7000108282	MT72H540F50	3M™ PELTOR™ High attenuation headset Twin Cup with J11-plug ATEX foldable headband
7000108283	MT72H540P3E50	3M™ PELTOR™ High attenuation headset Twin Cup with J11-plug ATEX helmet attachment

Accessories

3M ID	Order number	Description
7000108013	HY13	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for Twin Cup headsets
7100247722	MT72N081	3M™ PELTOR™ Microphone dynamic with 340mm long cable
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Mike protector 5m

Small PTT-adaptors to communication radio to PELTOR headset with J11 plug, ATEX

3M ID	Order number	Description
7000147319	FL403050	3M™ PELTOR™ PTT-adapter ATEX to Motorola GP320/340
7000147323	FL4010350	3M™ PELTOR™ PTT-adapter ATEX to Funkwerk FT4
7000147322	FL4010750	3M™ PELTOR™ PTT-adapter ATEX to Kenwood TK2160/Nextel



Listen only headset, ATEX approved



CH-3 FLX2 Listen only headset, detachable lead Ex approved

7100203639	HT52A-112-50	3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Listen Only, detachable down lead, headband, Ex approved, blue
7100203297	HT52P3E-112-50	3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Listen Only, detachable down lead, helmet attachment, Ex approved,

FLX2 cables for CH-3 Ex approved

3M ID	Order number	Description
7100185762	FLX2-203-50	3M™ PELTOR™ FLX2 CABLE, FLX2-203 / 2,5mm Mono Ex, 1 per bag
7100185800	FLX2-205-50	3M™ PELTOR™ FLX2 CABLE, FLX2-205 / 3,5mm Mono Ex, 1 per bag



Accessories

3M ID	Order number	Description
7100212095	HY84	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for CH-3 Headset
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Replacement Gel Cushions



Hoved- og ansigtsbeskyttelse

3M Science.
Applied to Life.™

**3M™ SecureFit™ Safety Helmet
X5000 and X5500 Series**

**Comfort
without
compromise.**

When you work at height or on the ground, it's just another day on the job – and we've got a safety helmet to meet the demands of it.

And when it comes to safety, 3M believes the bar can never be high enough. That's why we're proud to introduce the 3M™ SecureFit™ Safety Helmet.

Learn more at
3m.co.uk/SecureFitX5000



#3MScienceOfSafety

Choose your 3M™ SecureFit™ Safety Helmet



Features	X5500NVE	X5500V	X5000V	X5000VE
EN Standard selector			•	•
EN 397:2021+A1:2012	•	•	•	•
EN 12492:2012			•	•
EN 50365:2002 (1000Vac)	•			•
-30°C	•	•	•	•
Molten Metal (MM)	•			
Lateral Deformation (LD)	•	•	•	•
440V	•			
Ratchect suspension	•	•	•	•
4-point suspension	•	•		
6-point suspension			•	•
Foam insert			•	•
Ventilation		•	•	•
Chin strap plastic buckle				•
Chin strap magnetic buckle			•	
Lamp strap clips	•	•	•	•
Uvicator™	•	•	•	•
Reflective material			•	

Hoved- og ansigtsbeskyttelse

Sikkerhedshjelme og Bump Caps

Focus

3M™ SecureFit™ X5000 Sikkerhedshjelm Klatre- og Industrihjelm

hovedbeskyttelse i en lang række situationer. Vores hjelme har seks forskellige indstillinger til at justere positionen, og 4-punkts ophæng indstillingsmulighed i hageremmen giver brugeren mulighed for at skifte mellem standarderne EN 12492 (klatrehjelme) og EN 397 (industrisikkerhedshjelme)



X5000-seriens sikkerhedshjelme er ventilerede, uden skygge og har en 3M™ UVicator™ sensor, der indikerer, når hjelmen bør udskiftes pga. skadelig påvirkning fra UV-lys. Let justerbart 6-punkts hovedbånd med stilleskrue, som er udstyret med den eksklusive 3M™ Pressure Diffusion-teknologi. De fås i forskellige farver med mulighed for reflekser.

- Sikker, komfortabel hovedbeskyttelse til arbejde i højden og andre farlige industrijobs
- Hovedbåndet er designet med patenteret 3M™ Pressure Diffusion-teknologi
- 4-punkts ophæng med det unikke 3M-system giver brugeren mulighed for at skifte mellem standarderne EN 12492 (klatrehjelm) og EN 397 (industrisikkerhedshjelme)

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100175537	X5014VE	3M™ SecureFit™ X5000-sikkerhedshjelm, ventileret, 1000 V, CE, Hi-Viz-grøn, X5014VE-CE	4	pr. styk
7100175512	X5003VE	3M™ SecureFit™ X5000-sikkerhedshjelm, ventileret, 1000 V, CE, blå, X5003VE-CE	4	pr. styk
7100175533	X5004VE	3M™ SecureFit™ X5000-sikkerhedshjelm, ventileret, 1000 V, CE, grøn, X5004VE-CE	4	pr. styk
7100175511	X5002VE	3M™ SecureFit™ X5000-sikkerhedshjelm, ventileret, 1000 V, CE, gul, X5002VE-CE	4	pr. styk
7100175101	X5001VE	3M™ SecureFit™ X5000-sikkerhedshjelm, ventileret, 1000 V, CE, hvid, X5001VE-CE	4	pr. styk
7100175535	X5007VE	3M™ SecureFit™ X5000-sikkerhedshjelm, ventileret, 1000 V, CE, orange, X5007VE-CE	4	pr. styk
7100175534	X5005VE	3M™ SecureFit™ X5000-sikkerhedshjelm, ventileret, 1000 V, CE, rød, X5005VE-CE	4	pr. styk
7100175536	X5012VE	3M™ SecureFit™ X5000-sikkerhedshjelm, ventileret, 1000 V, CE, sort, X5012VE-CE	4	pr. styk
7100175100	X5014V	3M™ SecureFit™ X5000-sikkerhedshjelm, ventileret, reflekterende, CE, Hi-Viz-grøn, X5014V-CE	4	pr. styk
7100175095	X5003V	3M™ SecureFit™ X5000-sikkerhedshjelm, ventileret, reflekterende, CE, blå, X5003V-CE	4	pr. styk
7100175096	X5004V	3M™ SecureFit™ X5000-sikkerhedshjelm, ventileret, reflekterende, CE, grøn, X5004V-CE	4	pr. styk
7100175094	X5002V	3M™ SecureFit™ X5000-sikkerhedshjelm, ventileret, reflekterende, CE, gul, X5002V-CE	4	pr. styk
7100175093	X5001V	3M™ SecureFit™ X5000-sikkerhedshjelm, ventileret, reflekterende, CE, hvid, X5001V-CE	4	pr. styk
7100175098	X5007V	3M™ SecureFit™ X5000-sikkerhedshjelm, ventileret, reflekterende, CE, orange, X5007V-CE	4	pr. styk
7100175097	X5005V	3M™ SecureFit™ X5000-sikkerhedshjelm, ventileret, reflekterende, CE, rød, X5005V-CE	4	pr. styk
7100175099	X5012V	3M™ SecureFit™ X5000-sikkerhedshjelm, ventileret, reflekterende, CE, sort, X5012V-CE	4	pr. styk

Hoved- og ansigtsbeskyttelse

Focus

3M™ SecureFit™ X5500 Sikkerhedshjelm

3M™ SecureFit™ X5500-seriens sikkerhedshjelm giver medarbejderne en sikker, komfortabel og justerbar hovedbeskyttelse i en lang række situationer. Vores hjelme med 4-punkts hovedbånd med stilleskrue, som er designet med den eksklusive 3M™ Pressure Diffusion-teknologi giver brugeren mulighed for at tilpasse højden og pasformen.

X5500-seriens sikkerhedshjelme har en 3M™ UVicator™ sensor, der indikerer, når hjelmen bør udskiftes pga. skadelig påvirkning fra UV-lys. De opfylder EN 397-standarden til generel industriel anvendelse og fås i flere farver med eller uden ventilationshuller.



- Sikker, komfortabel hovedbeskyttelse mod mindre faldende genstande og til generel industriel anvendelse
- Hovedbåndet er designet med patenteret 3M™ Pressure Diffusion-teknologi
- Et 4-punkts ophæng med variabel indstilling giver brugeren mulighed for at tilpasse højde og pasform med flere niveauer af vertikal justering

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100175606	X5514NVE	3M™ SecureFit™ X5500-sikkerhedshjelm, ikke-ventileret, CE, Hi-Viz-grøn, X5514NVE-CE	4	pr. styk
7100175601	X5503NVE	3M™ SecureFit™ X5500-sikkerhedshjelm, ikke-ventileret, CE, blå, X5503NVE-CE,	4	pr. styk
7100175602	X5504NVE	3M™ SecureFit™ X5500-sikkerhedshjelm, ikke-ventileret, CE, grøn, X5504NVE-CE	4	pr. styk
7100175600	X5502NVE	3M™ SecureFit™ X5500-sikkerhedshjelm, ikke-ventileret, CE, gul, X5502NVE-CE	4	pr. styk
7100175599	X5501NVE	3M™ SecureFit™ X5500-sikkerhedshjelm, ikke-ventileret, CE, hvid, X5501NVE-CE,	4	pr. styk
7100175604	X5507NVE	3M™ SecureFit™ X5500-sikkerhedshjelm, ikke-ventileret, CE, orange, X5507NVE-CE,	4	pr. styk
7100175603	X5505NVE	3M™ SecureFit™ X5500-sikkerhedshjelm, ikke-ventileret, CE, rød, X5505NVE-CE	4	pr. styk
7100175605	X5512NVE	3M™ SecureFit™ X5500-sikkerhedshjelm, ikke-ventileret, CE, sort, X5512NVE-CE	4	pr. styk
7100175553	X5514VB	3M™ SecureFit™ X5500-sikkerhedshjelm, ventileret, CE, Hi-Viz-grøn, X5514V-CE	80	pr. styk
7100175598	X5514V	3M™ SecureFit™ X5500-sikkerhedshjelm, ventileret, CE, Hi-Viz-grøn, X5514V-CE	4	pr. styk
7100175593	X5503V	3M™ SecureFit™ X5500-sikkerhedshjelm, ventileret, CE, blå, X5503V-CE	4	pr. styk
7100175594	X5504V	3M™ SecureFit™ X5500-sikkerhedshjelm, ventileret, CE, grøn, X5504V-CE	4	pr. styk
7100175547	X5502VB	3M™ SecureFit™ X5500-sikkerhedshjelm, ventileret, CE, gul, X5502V-CE	80	pr. styk
7100175592	X5502V	3M™ SecureFit™ X5500-sikkerhedshjelm, ventileret, CE, gul, X5502V-CE	4	pr. styk
7100175546	X5501VB	3M™ SecureFit™ X5500-sikkerhedshjelm, ventileret, CE, hvid, X5501V-CE	80	pr. styk
7100175591	X5501V	3M™ SecureFit™ X5500-sikkerhedshjelm, ventileret, CE, hvid, X5501V-CE	4	pr. styk
7100175596	X5507V	3M™ SecureFit™ X5500-sikkerhedshjelm, ventileret, CE, orange, X5507V-CE	4	pr. styk
7100175595	X5505V	3M™ SecureFit™ X5500-sikkerhedshjelm, ventileret, CE, rød, X5505V-CE	4	pr. styk
7100175597	X5512V	3M™ SecureFit™ X5500-sikkerhedshjelm, ventileret, CE, sort, X5512V-CE	4	pr. styk

Hoved- og ansigtsbeskyttelse

Focus

3M™ Sikkerhedshjelm, G3000-serie

3M™ Sikkerhedshjelm i G3000-serien er designet i tæt samarbejde med arbejdere inden for skovbrug og industri. Den er beregnet til brug i barske miljøer, der stiller store krav til effektiv beskyttelse, fremragende ventilation og et maksimalt synsfelt. Det slanke design betyder, at faldende genstande nemt glider af, og hjelmen bliver siddende. Det bløde, afrundede design uden skarpe eller fremspringende dele, den ekstremt komfortable foring og den enkle justering af pasformen gør G3000-modellen helt unik.



- Sikkerhedshjelm, der er designet til brug i barske miljøer, ikke-ventileret og med et godt synsfelt
- 3M™ Uvicator™-sensordisken viser dig, når din sikkerhedshjelm er blevet overeksponeret for UV-stråling, og det er tid til at udskifte den
- Blødt afrundet design, der forebygger, at hjelmens dele sidder fast i kabler eller grene

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000108292	G3001CUVGU	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, standardlukning, dielektrisk 440 V, gul, G3001CUV-GU	20	pr. styk
7000108290	G3001CUVBB	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, standardlukning, ikke-ventileret, dielektrisk 440 V, svedbånd af plast, blå, G3001CUV-BB	20	pr. styk
7000108291	G3001CUVGP	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, standardlukning, ikke-ventileret, dielektrisk 440 V, svedbånd af plast, grøn, G3001CUV-GP	20	pr. styk
7000039718	G3001CUVVI	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, standardlukning, ikke-ventileret, dielektrisk 440 V, svedbånd af plast, hvid, G3001CUV-VI	20	pr. styk
7000108293	G3001CUVOR	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, standardlukning, ikke-ventileret, dielektrisk 440 V, svedbånd af plast, orange, G3001CUV-OR	20	pr. styk
7000039717	G3001CUVRD	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, standardlukning, ikke-ventileret, dielektrisk 440 V, svedbånd af plast, rød, G3001CUV-RD	20	pr. styk
7000108322	G3001DUV1000VVI	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, standardlukning, ikke-ventileret, dielektrisk 1000 V, svedbånd af læder, hvid, G3001DUV1000V-VI	20	pr. styk
7000108295	G3000DUVGB	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, standardlukning, ventileret, svedbånd af læder, Hi-Viz, G3000DUV-GB	20	pr. styk
7000108294	G3000DUVBB	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, standardlukning, ventileret, svedbånd af læder, blå, G3000DUV-BB	20	pr. styk
7000108296	G3000DUVGP	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, standardlukning, ventileret, svedbånd af læder, grøn, G3000DUV-GP	20	pr. styk
7000108288	G3000DUVOR	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, standardlukning, ventileret, svedbånd af læder, gul, G3000DUV-GU	20	pr. styk
7000108298	G3000DUVVI	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, standardlukning, ventileret, svedbånd af læder, hvid, G3000DUV-VI	20	pr. styk
7000108287	G3000DUVGU	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, standardlukning, ventileret, svedbånd af læder, orange, G3000DUV-OR	20	pr. styk
7000108297	G3000DUVRD	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, standardlukning, ventileret, svedbånd af læder, rød, G3000DUV-RD	20	pr. styk
7000039714	G3000CUVGB	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, standardlukning, ventileret, svedbånd af plast, Hi-Viz, G3000CUV-GB	20	pr. styk
7000039713	G3000CUVBB	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, standardlukning, ventileret, svedbånd af plast, blå, G3000CUV-BB	20	pr. styk
7000108289	G3000CUVGP	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, standardlukning, ventileret, svedbånd af plast, grøn, G3000CUV-GP	1	pr. styk
7100002023	G3000CUVGU	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, standardlukning, ventileret, svedbånd af plast, gul, G3000CUV-GU	20	pr. styk
7000009698	G3000CUVVI	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, standardlukning, ventileret, svedbånd af plast, hvid, G3000CUV-VI	20	pr. styk
7000039715	G3000CUVOR	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, standardlukning, ventileret, svedbånd af plast, orange, G3000CUV-OR	20	pr. styk
7000039716	G3000CUVRD	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, standardlukning, ventileret, svedbånd af plast, rød, G3000CUV-RD	20	pr. styk

Prod. Nr = Produktnummer, MOQ = Mindste Bestillingskvantum, Mindste Enh. = Mindste Bestillingsenhed

Hoved- og ansigtsbeskyttelse

Focus

3M™ Sikkerhedshjelm, G3000-serie

3M™ Sikkerhedshjelm i G3000-serien er designet i tæt samarbejde med arbejdere inden for skovbrug og industri. Den er beregnet til brug i barske miljøer, der stiller store krav til effektiv beskyttelse, fremragende ventilation og et maksimalt synsfelt. Det slanke design betyder, at faldende genstande nemt glider af, og hjelmen bliver siddende. Det bløde, afrundede design uden skarpe eller fremspringende dele, den ekstremt komfortable foring og den enkle justering af pasformen gør G3000-modellen helt unik.



- Sikkerhedshjelm, der er designet til brug i barske miljøer, ikke-ventileret og med et godt synsfelt
- 3M™ Uvicator™-sensordisken viser dig, når din sikkerhedshjelm er blevet overeksponeret for UV-stråling, og det er tid til at udskifte den
- Blødt afrundet design, der forebygger, at hjelmens dele sidder fast i kabler eller grene

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000104052	G3001NUVBB	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, stilleskrue, ikke-ventileret, dielektrisk 440 V, svedbånd af plast, blå, G3001NUV-BB	20	pr. styk
7000108317	G3001NUVGU	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, stilleskrue, ikke-ventileret, dielektrisk 440 V, svedbånd af plast, gul, G3001NUV-GU	20	pr. styk
7000039722	G3001NUVVI	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, stilleskrue, ikke-ventileret, dielektrisk 440 V, svedbånd af plast, hvid, G3001NUV-VI	20	pr. styk
7000104055	G3001NUV-OR	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, stilleskrue, ikke-ventileret, dielektrisk 440 V, svedbånd af plast, orange, G3001NUV-OR	20	pr. styk
7100033457	G3001MUV1000VGB	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, stilleskrue, ikke-ventileret, dielektrisk 1000 V, svedbånd af læder, Hi-Viz, G3001MUV1000V-GB	20	pr. styk
7100033454	G3001MUV1000VBB	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, stilleskrue, ikke-ventileret, dielektrisk 1000 V, svedbånd af læder, blå, G3001MUV1000V-BB	20	pr. styk
7100033455	G3001MUV1000VGP	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, stilleskrue, ikke-ventileret, dielektrisk 1000 V, svedbånd af læder, grøn, G3001MUV1000V-GP	20	pr. styk
7100033456	G3001MUV1000VGU	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, stilleskrue, ikke-ventileret, dielektrisk 1000 V, svedbånd af læder, gul, G3001MUV1000V-GU	20	pr. styk
7100033247	G3001MUV1000VVI	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, stilleskrue, ikke-ventileret, dielektrisk 1000 V, svedbånd af læder, hvid, G3001MUV1000V-VI	20	pr. styk
7000103850	G3001MUV1000VRD	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, stilleskrue, ikke-ventileret, dielektrisk 1000 V, svedbånd af læder, rød, G3001MUV1000V-RD	20	pr. styk
7100104449	G3000NUVGBR	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, stilleskrue, ventileret, reflekterende, svedbånd af plast, Hi-Viz, G3000NUV-R-GB	20	pr. styk
7100104324	G3000NUVBBR	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, stilleskrue, ventileret, reflekterende, svedbånd af plast, blå, G3000NUV-R-BB	20	pr. styk
7100103563	G3000NUVGPR	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, stilleskrue, ventileret, reflekterende, svedbånd af plast, grøn, G3000NUV-R-GP	20	pr. styk
7100103396	G3000NUVGUR	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, stilleskrue, ventileret, reflekterende, svedbånd af plast, gul, G3000NUV-R-GU	20	pr. styk
7100103587	G3000NUVVIR	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, stilleskrue, ventileret, reflekterende, svedbånd af plast, hvid, G3000NUV-R-VI	20	pr. styk
7100103588	G3000NUVORR	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, stilleskrue, ventileret, reflekterende, svedbånd af plast, orange, G3000NUV-R-OR	20	pr. styk
7100103558	G3000NUVRDR	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, stilleskrue, ventileret, reflekterende, svedbånd af plast, rød, G3000NUV-R-RD	20	pr. styk
7100103562	G3000NUVSVR	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, stilleskrue, ventileret, reflekterende, svedbånd af plast, sort, G3000NUV-R-SV	20	pr. styk
7000108316	G3000NUVGB	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, stilleskrue, ventileret, svedbånd af plast, Hi-Viz, G3000NUV-GB	20	pr. styk
7000039719	G3000NUVBB	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, stilleskrue, ventileret, svedbånd af plast, blå, G3000NUV-BB	20	pr. styk

Hoved- og ansigtsbeskyttelse

Focus

3M™ Sikkerhedshjelm, G3000-serie

3M™ Sikkerhedshjelm i G3000-serien er designet i tæt samarbejde med arbejdere inden for skovbrug og industri. Den er beregnet til brug i barske miljøer, der stiller store krav til effektiv beskyttelse, fremragende ventilation og et maksimalt synsfelt. Det slanke design betyder, at faldende genstande nemt glider af, og hjelmen bliver siddende. Det bløde, afrundede design uden skarpe eller fremspringende dele, den ekstremt komfortable foring og den enkle justering af pasformen gør G3000-modellen helt unik.



- Sikkerhedshjelm, der er designet til brug i barske miljøer, ikke-ventileret og med et godt synsfelt
- 3M™ Uvicator™-sensordisken viser dig, når din sikkerhedshjelm er blevet overeksponeret for UV-stråling, og det er tid til at udskifte den
- Blødt afrundet design, der forebygger, at hjelmens dele sidder fast i kabler eller grene

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000108315	G3000NUVGP	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, stilleskrue, ventileret, svedbånd af plast, grøn, G3000NUV-GP	20	pr. styk
7000009701	G3000NUVGU	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, stilleskrue, ventileret, svedbånd af plast, gul, G3000NUV-GU	20	pr. styk
7100001960	G3000NUVVI	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, stilleskrue, ventileret, svedbånd af plast, hvid, G3000NUV-VI	20	pr. styk
7000103770	G3000NUV10BB	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, stilleskrue, ventileret, svedbånd af plast, lygteholder, blå, G3000NUV-10-BB	20	pr. styk
7000103823	G3000NUV10VI	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, stilleskrue, ventileret, svedbånd af plast, lygteholder, hvid, G3000NUV-10-VI	20	pr. styk
7000039720	G3000NUVOR	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, stilleskrue, ventileret, svedbånd af plast, orange, G3000NUV-OR	20	pr. styk
7000103751	G3000NUV20RD	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, stilleskrue, ventileret, svedbånd af plast, rød, G3000NUV20-RD	20	pr. styk
7000039721	G3000NUVRD	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, stilleskrue, ventileret, svedbånd af plast, rød, G3000NUV-RD	20	pr. styk
7100030107	G3000NUVSV	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, stilleskrue, ventileret, svedbånd af plast, sort, G3000NUV-SV	20	pr. styk

Hoved- og ansigtsbeskyttelse

3M™ Sikkerhedshjelm i G3000-serien til minedrift

3M™ Sikkerhedshjelm i G3000-seriens slanke design betyder, at faldende genstande nemt glider af, og hjelmen bliver siddende. Det bløde, afrundede design uden skarpe eller fremspringende komponenter, den ekstremt komfortable foring og den enkle justering af halsremmen gør G3000-modellen helt unik.



- Sikkerhedshjelm, der er designet til brug i barske miljøer, ikke-ventileret og med et godt synsfelt
- 3M™ Uvicator™-sensordisken viser dig, når din sikkerhedshjelm er blevet overeksponeret for UV-stråling, og det er tid til at udskifte den
- Blødt afrundet design, der forebygger, at hjelmens dele sidder fast i kabler eller grene

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000103853	G3000NUV10GB	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, stilleskrue, ventileret, svedbånd af plast, lygteholder, Hi-Viz, G3000NUV-10-GB	20	pr. styk
7000103857	G3000NUV10GU	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, stilleskrue, ventileret, svedbånd af plast, lygteholder, gul, G3000NUV-10-GB	20	pr. styk
7000103856	G3000NUV10OR	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, stilleskrue, ventileret, svedbånd af plast, lygteholder, orange, G3000NUV-10-OR	20	pr. styk
7000103855	G3000NUV10RD	3M™ Sikkerhedshjelm, Uvicator, stilleskrue, ventileret, svedbånd af plast, lygteholder, rød, G3000NUV-10-RD	20	pr. styk

Focus

3M™ Sikkerhedshjelm i G3501-serien til høje temperaturer

Ekstreme temperaturer, metagnister og -stænk. Det er et vilkårene. Det er et barsk miljø at arbejde i. 3M™ Sikkerhedshjelm i G3501-serien til høje temperaturer er designet til at yde effektiv beskyttelse i de mest barske arbejdsmiljøer. Hjelmen er også platform for en række produkter til beskyttelse af hørelse, øjne og ansigt. Designet kan klare arbejde i metalindustrien uden at gå på kompromis med komtibiliteten, komforten eller brugervenligheden. Fås i seks forskellige farver med standardlukning eller stilleskrue.



- Letvægtssikkerhedshjelm til høje temperaturer, som er kompatibel med 3M øjen-, ansigts- og høreværn
- Svedbånd i læder for øget komfort
- Hovedbåndet kan roteres 180° for at give bedre udsyn, når der arbejdes i lukkede rum

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100077171	G3501MBB	3M™ Sikkerhedshjelm til høje temperaturer, Uvicator, stilleskrue, ikke-ventileret, 1000 V, svedbånd af læder, blå, G3501M-BB	20	pr. styk
7100077179	G3501MRD	3M™ Sikkerhedshjelm til høje temperaturer, Uvicator, stilleskrue, ikke-ventileret, dielektrisk 1000 V, svedbånd af læder, rød, G3501M-RD	20	pr. styk
7100077281	G3501MGP	3M™ Sikkerhedshjelm til høje temperaturer, stilleskrue, ikke-ventileret, 1000 V, svedbånd af læder, grøn, G3501M-GP, kasse med 20 stk.	20	pr. styk
7100077280	G3501MGU	3M™ Sikkerhedshjelm til høje temperaturer, stilleskrue, ikke-ventileret, dielektrisk 1000 V, svedbånd af læder, gul, G3501M-GU	20	pr. styk
7100077208	G3501MVI	3M™ Sikkerhedshjelm til høje temperaturer, stilleskrue, ikke-ventileret, dielektrisk 1000 V, svedbånd af læder, hvid, G3501M-VI	20	pr. styk
7100077212	G3501MOR	3M™ Sikkerhedshjelm til høje temperaturer, stilleskrue, ikke-ventileret, dielektrisk 1000 V, svedbånd af læder, orange, G3501M-OR	20	pr. styk

Hoved- og ansigtsbeskyttelse

3M™ H700-serien af sikkerhedshjelme

3M™ Sikkerhedshjelm i H700-serien er vores serie af letvægtssikkerhedshjelme med svedbånd af plast og ventilerede pandebånd for øget komfort. De har en kort skygge og et hovedbånd, der kan drejes 180° for bedre synlighed. De fås med en standardlukning eller stilleskrue.



- Komfortable, hårdføre og lette sikkerhedshjelme
- Kort skygge giver bedre udsyn opad
- Hovedbåndet kan roteres 180° for at give bedre udsyn, når der arbejdes i lukkede rum

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000104210	H700NBB	3M™ Sikkerhedshjelm, stilleskrue, ventileret, svedbånd af plast, blå, H700N-BB	20	pr. styk
7000104211	H700NGP	3M™ Sikkerhedshjelm, stilleskrue, ventileret, svedbånd af plast, grøn, H700N-GP	20	pr. styk
7000104209	H700NGU	3M™ Sikkerhedshjelm, stilleskrue, ventileret, svedbånd af plast, gul, H700N-GU	20	pr. styk
7000104208	H700NVI	3M™ Sikkerhedshjelm, stilleskrue, ventileret, svedbånd af plast, hvid, H700N-VI	20	pr. styk
7000104213	H700NOR	3M™ Sikkerhedshjelm, stilleskrue, ventileret, svedbånd af plast, orange, H700N-OR	20	pr. styk
7000104212	H700NRD	3M™ Sikkerhedshjelm, stilleskrue, ventileret, svedbånd af plast, rød, H700N-RD	20	pr. styk

3M™ Sikkerhedshjelm i H700-kombinationsserien til skovbrug

3M™ Sikkerhedshjelmene er designet til skovbrug og landbrug, men kan tilpasses enhver industri. Kombinationsudgaverne indeholder løsninger til beskyttelse af hoved, ansigt og høreelse.



- Båndet sidder lavere på hovedet og giver en afbalanceret pasform, som reducerer trykket og øger sikkerheden
- Netvisiret i metal giver ventilation og ansigtsbeskyttelse
- 3M™ PELTOR™-høreværnets ørekopper kan drejes for at øge både komforten og effektiviteten

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100096305	H700NOR51V4G	3M™ Sikkerhedshjelm i H700-kombinationsserien til skovbrug, orange, Optime I høreværn, netvisir i stål V4G, H700NOR51V4G	1	pr. styk

3M™ Hovedværn i G500-kombinationsserien

3M™ Hovedværn i G500-serien er en alsidig og komfortabel løsning til brug som et selvstændigt ansigtsbeskyttelsessystem eller som kombineret ansigts- og høreværn.



- Ventilation giver øget komfort
- Designet omfatter en kabelholder til PELTOR™-kommunikationsprodukter
- Der findes en bred vifte af visirer til mange anvendelsesformål i industrien

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000038216	G500GU	3M™ Kombinationshovedværn til industri, gul, G500-GU	10	pr. styk
7100029146	G500V5FH510GU	3M™ Kombinationshovedværn til industri, gul, G500V5F1H51-GU	12	pr. styk
7000104156	G500OR	3M™ Kombinationshovedværn til skovbrug, orange, G500-OR	10	pr. styk
7000103790	G500V5CH510OR	3M™ Kombinationshovedværn til skovbrug, orange, G500V5CH510-OR	12	pr. styk
7000103820	G500V5JH510OR	3M™ Kombinationshovedværn til skovbrug, orange, G500V5JH510-OR	12	pr. styk

Hoved- og ansigtsbeskyttelse

Focus

3M™ First Base™ 3 Bump Caps

3M™ First Base™ 3 Bump Caps giver industriel hovedbeskyttelse i overensstemmelse med EN 812:A1. De fås i flere modeller med forskellige skyggelængder, materialer og farver. Disse Bump Caps har en indbygget ABS-skål i ergonomisk design, for god komfort.



- Beskytter brugeren mod lette kontaktskader fra stationære genstande
- Giver industriel beskyttelse mod stød i overensstemmelse med EN 812:A1
- Det patenterede design af skallen giver forbedret dækning til en lang række hovedstørrelser

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100217750	2021101	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2021101, ekstra, marineblå, reduceret skygge, 55 mm	20	pr. styk
7100217836	2021200	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2021200, vinter, marineblå, reduceret skygge, 55 mm	20	pr. styk
7100217837	2021209	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2021209, vinter, Hi-Viz-gul, reduceret skygge, 55 mm	20	pr. styk
7100217838	2021218	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2021218, vinter, Hi-Viz-orange, reduceret skygge, 55 mm	20	pr. styk
7100217844	2021866	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2021866, klassisk, Hi-Viz-gul, reduceret skygge, 55 mm	20	pr. styk
7100232846	2021867	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2021867, klassisk, Hi-Viz-gul, standardskygge, 70 mm	20	pr. styk
7100217846	2021874	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2021874, klassisk, Hi-Viz-orange, reduceret skygge, 55 mm	20	pr. styk
7100217847	2021875	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2021875, klassisk, Hi-Viz-orange, standardskygge, 70 mm	20	pr. styk
7100217850	2030031	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2030031, klassisk, marineblå, reduceret skygge, 55 mm	20	pr. styk
7100217852	2030037	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2030037, klassisk, marineblå, mikroskygge, 25 mm	20	pr. styk
7100217854	2030043	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2030043, klassisk, marineblå, standardskygge, 70 mm	20	pr. styk
7100217856	2030595	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2030595, klassisk, mørkegrøn, mikroskygge, 25 mm	20	pr. styk
7100217857	2030596	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2030596, klassisk, mørkegrøn, reduceret skygge, 55 mm	20	pr. styk
7100217858	2030597	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2030597, klassisk, rød, standardskygge, 70 mm	20	pr. styk
7100217859	2030599	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2030599, klassisk, kongeblå, standardskygge, 70 mm	20	pr. styk
7100217861	2030604	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2030604, klassisk, hvid, reduceret skygge, 55 mm	20	pr. styk
7100217862	2030605	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2030605, klassisk, grå, standardskygge, 70 mm	20	pr. styk
7100217863	2030606	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2030606, klassisk, grå, mikroskygge, 25 mm	20	pr. styk
7100217864	2030607	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2030607, klassisk, grå, reduceret skygge, 55 mm	20	pr. styk
7100217865	2030608	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2030608, klassisk, sort, standardskygge, 70 mm	20	pr. styk
7100217866	2030609	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2030609, klassisk, sort, mikroskygge, 25 mm	20	pr. styk
7100217867	2030610	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2030610, klassisk, sort, reduceret skygge, 55 mm	20	pr. styk
7100217868	2030616	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2030616, klassisk, rød, reduceret skygge, 55 mm	20	pr. styk
7100217873	2031214	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2031214, elite, marineblå/grå, standardskygge	20	pr. styk
7100217874	2031215	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2031215, elite, marineblå/grå, mikroskygge, 25 mm	20	pr. styk
7100217875	2031216	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2031216, elite, marineblå/grå, reduceret skygge, 55 mm	20	pr. styk
7100217876	2031217	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2031217, elite, sort/grå, standardskygge, 70 mm	20	pr. styk
7100217877	2031219	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2031219, elite, sort/grå, reduceret skygge, 55 mm	20	pr. styk
7100217860	2030601	3M™ First Base™ 3 bumpcap 2030601, klassisk, kongeblå, reduceret skygge 55 mm	20	pr. styk

Hoved- og ansigtsbeskyttelse

Focus

3M™ First Base™ + Bump Caps

3M™ First Base™+ bumpcaps er designet til at give begrænset hovedbeskyttelse mod stød og mindre sårskader på hovedet fra stationære genstande. Med deres patenterede fleksible design af skallen, der er fremstillet af solidt ABS-plast, giver de industriel beskyttelse mod stød i overensstemmelse med EN812.



- Giver industriel beskyttelse mod stød i overensstemmelse med EN812
- Fleksibel skal fremstillet af ABS-plast, der kan tages af og rengøres
- Luftkanaler til ventilation

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100206582	2014280	3M™ First Base™+ Bump Cap 2014280, marineblå, reduceret skygge, 55 mm	20	pr. styk
7100206586	2014282	3M™ First Base™+ Bump Cap 2014282, sort, standardskygge, 70 mm	20	pr. styk
7100206562	2014284	3M™ First Base™+ Bump Cap 2014284, sort, reduceret skygge, 55 mm	20	pr. styk
7100206593	2014286	3M™ First Base™+ Bump Cap 2014286, kongeblå, standardskygge, 70 mm	20	pr. styk
7100208068	2014288	3M™ First Base™+ Bump Cap 2014288, kongeblå, reduceret skygge, 55 mm	20	pr. styk
7100206560	2014298	3M™ First Base™+ Bump Cap 2014298, grå, standardskygge, 70 mm	20	pr. styk
7100206559	2014300	3M™ First Base™+ Bump Cap 2014300, grå, reduceret skygge, 55 mm	20	pr. styk
7100206581	2018529	3M™ First Base™+ Bump Cap 2018529, marineblå, mikroskygge, 25 mm	20	pr. styk
7100207096	2018550	3M™ First Base™+ Bump Cap 2018550, grå, mikroskygge, 25 mm	20	pr. styk
7100206561	2014278	3M™ First Base™+ Bump cap 2014278, marineblå, standardskygge, 70 mm	20	pr. styk

Hoved- og ansigtsbeskyttelse

Visirer

3M™ SecureFit™ Korte visirer til X5 serie Sikkerhedshjelme

3M™ X5 SV serie Visirer er en række korte visirer i polykarbonat, certificeret i henhold til EN 166:2001 og designet til at beskytte mod kontakt med partikler med høj hastighed og andre farer forbundet med industri og skovbrug. Disse korte visirer er designet til at passe til 3M™ SecureFit™ X5000 og X5500 hjelme



- Støbt i polykarbonat, der yder beskyttelse mod slag ved en lang række anvendelser
- Med anti-dug- og anti-ridsecoating
- Fås i klar, grå og gul

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100176968	X5-SV03-CE	3M™ SecureFit™ Short Visor for X5 Series Safety Helmet, X5000 and X5500, Amber Anti-Fog Anti-Scratch Polycarbonate, X5-SV03-CE	10	pr. styk
7100176840	X5-SV01-CE	3M™ SecureFit™ Short Visor for X5 Series Safety Helmet, X5000 and X5500, Clear Anti-Fog Anti-Scratch Polycarbonate, X5-SV01-CE	10	pr. styk
7100176972	X5-SV02-CE	3M™ SecureFit™ Short Visor for X5 Series Safety Helmet, X5000 and X5500, Grey Anti-Fog Anti-Scratch Polycarbonate, X5-SV02-CE	10	pr. styk

3M™ Visirer 5 serien

3M™ 5 serie visirer er en serie af visirer i polykarbonat, acetat og net, certificeret i henhold til EN 166:2001 og EN 1731:2006, og designet til at beskytte mod kontakt med partikler med høj hastighed og andre farer forbundet med industri eller skovbrug. Disse visirer er designet til at passe til 3M™ SecureFit™ X5000 og X5500 samt G3000 Sikkerhedshjelme og G500 Hovedværn



- 3M™ 5 seriens visirer i klar polykarbonat og acetat er certificeret i henhold til EN 166:2001 og yder beskyttelse mod partikler med høj hastighed, infrarød stråling, indirekte svejselys, væsketænk og stænk af smeltet metal
- 3M™ 5 seriens netvisirer er certificeret i henhold til EN 1731:2006 og yder beskyttelse mod flyvende træflis og kviste
- 3M™ 5 seriens klare visirer giver øget beskyttelse mod UV-lys, IR-lys (varme) og/eller intenst synligt lys.

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100212096	5A-CP	3M™ Faceshield 5 Series, Clear Acetate with Chin Protection, 5A-CP	10	pr. styk
7000103793	5J1	3M™ Faceshield 5 Series, Mesh, Etched Stainless Steel, Black, 5J-1	10	pr. styk
7000108403	5V1947	3M™ Faceshield 5 Series, Mesh, Plastic, Black, 5B/1	20	pr. styk
7000103791	5B	3M™ Faceshield 5 Series, Mesh, Polyamide, Black, 5B	10	pr. styk
7000103792	5C1	3M™ Faceshield 5 Series, Mesh, Stainless Steel, Black, 5C	10	pr. styk
7100029680	5F11	3M™ Faceshield 5 Series, Polycarbonate, Clear, 5F-11	10	pr. styk
7000103788	5E-11	3M™ Faceshield 5 Series, Polycarbonate, Green, Shade 5, 5E-11	10	pr. styk

Hoved- og ansigtsbeskyttelse

3M™ Visirer WP-serien

3M™ WP seriens visirer er en række visirer i polykarbonat og acetat, certificeret i henhold til EN 166:2001 og designet til at beskytte mod kontakt med partikler med høj hastighed og andre farer i industrien. Disse visirer er designet til at passe til 3M™ SecureFit™ X5000 og X5500 Sikkerhedshjelme og H8 Hovedværn



- 3M™ WP serie visirer i polykarbonat og acetat er certificeret i henhold til EN 166:2001 og yder beskyttelse mod partikler med høj hastighed, infrarød stråling, indirekte svejselys, væskestænk og stænk af smeltet metal
- 3M™ WP seriens visirer yder beskyttelse mod UV-lys
- 3M™ WP seriens klare visirer er buede og flade polykarbonat- eller acetatvisirer i optisk klasse 1, der yder beskyttelse mod partikler med høj hastighed og medium energi (120 m/s), variant B, eller lav energi (45 m/s), variant F

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000089416	7134000000CP	3M™ Faceshield WP Series, Acetate, Clear, WP98	10	pr. styk
7100016704	8270100000CP	3M™ Faceshield WP Series, Polycarbonate, Clear, WP96	10	pr. styk

Tilbehør til 3M™ hovedbeskyttelse

3M™ Sikkerhedshjelm-hageremme

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000108175	GH4	3M™ Safety Helmet Chinstrap for Hard Hat Series G3000, 3-Point, GH4	10	pr. styk
7100148985	GH1	3M™ Safety Helmet Chinstrap for Hard Hat Series G3000, G22, 2-point, GH1	1	pr. styk
7100011265	GH7	3M™ Safety Helmet Chinstrap for Hard Hat Series H700, 2-Point, GH7	100	pr. styk
7100175589	X5-P4PTCS2	3M™ Safety Helmet Premium 4 Point Chinstrap with magnetic buckle and selector for SecureFit™ Safety Helmet X5000, X5-P4PTCS2	10	pr. styk
7100175587	X5-S4PTCS2	3M™ Safety Helmet Standard 4 Point Chinstrap with buckle and selector for SecureFit™ Safety Helmet X 5000, X5-S4PTCS2	10	pr. styk

3M™ SecureFit™ Sikkerhedshjelmudskiftningsbøjlestropper

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100180681	X5-6PTSTRAP	3M™ SecureFit™ Safety Helmet Replacement 6 Point Suspension Strap for Safety Helmet, X5-6PTSTRAP	10	pr. styk

3M™ SecureFit™ Sikkerhedshjelm-udskiftningsbøjlesystemer

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100180682	X5-4PTSUS	3M™ SecureFit™ Safety Helmet Replacement 4 Point Suspension System for Safety Helmet X5500, X5-4PTSUS	10	pr. styk
7100180703	X5-6PTSUS	3M™ SecureFit™ Safety Helmet Replacement 6 Point Suspension System for Safety Helmet X5000, X5-6PTSUS	10	pr. styk

Hoved- og ansigtsbeskyttelse

3M™ SecureFit™ X5 Sikkerhedshjelm-standardrefleksklistermærkekit X5-REFKIT

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100175590	X5-REFKIT	3M™ SecureFit™ X5 Safety Helmet Standard Reflective Sticker Kit, X5-REFKIT	10	pr. styk

3M™ Visir-koblingskits

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100049480	V522	3M™ Faceshield Linkage Kit for G500 Headgear, V522	40	pr. styk

3M™ Hovedværnskombinationskit H8

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000146481	H8WP96	3M™ Headgear Combination Kit H8 & WP96 Faceshield	10	pr. styk

3M™ SecureFit™ Lampeholder X5

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100232855	X5LAMPHLDR	3M™ X5 lampeholder til sikkerhedshjelme, 10 stk. pr. karton	10	pr. styk

3M™ Stæk- og varmebeskyttelsesovertræk

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100140750	NC2AL	3M™ Splash and Heat Elevated Temperature Neck Cover, Aluminum, Large, NC2-AL	1	Pose
7100082484	NC1AL	3M™ Splash and Heat Elevated Temperature Neck Cover, Aluminum, NC1-AL	1	pr. styk
7100082483	NC1GR	3M™ Splash and Heat Elevated Temperature Neck Cover, Cotton/Para Aramide, NC1-GR	1	pr. styk
7100256707	X5-UVSHVYLW	3M™ Splash and Heat UV HV Neck Cover, Yellow, X5-UVSHVYLW	20	pr. styk

3M™ Udskiftningsvedbånd

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000108030	HYG4	3M™ Replacement Sweatband for Hard Hats, Leather, HYG4	10	pr. styk
7000108029	HYG3	3M™ Replacement Sweatband for Hard Hats, Plastic, HYG3	10	pr. styk
7100247316	TCS2	3M™ Replacement Sweatband for Hard Hats, Terry Cloth, Black, TCS2	20	pr. styk
7100241118	X5-SWBD02	3M™ Replacement Sweatband for SecureFit™ Safety Helmet, Black, X5-SWBD02	200	pr. styk
7100180680	X5-SWBD01	3M™ Replacement Sweatband for SecureFit™ Safety Helmet, Black/Grey, X5-BWPD01	10	pr. styk
7100080254	167600	3M™ Speedglas™ svedbånd, frotté, 167600	1	Karton

Hoved- og ansigtsbeskyttelse

3M™ Hovedværn H8 serien

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000144936	82501-00000CP	3M™ Headgear H8 Series, Ratchet Headband, 82501-00000CP	10	pr. styk

3M™ Integrerede beskyttelsesbriller til sikkerhedshjelm

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100092586	V9G	3M™ Beskyttelsesbriller til integration i sikkerhedshjelm, grå, V9G	20	pr. styk
7100092588	V9A	3M™ Beskyttelsesbriller til integration i sikkerhedshjelm, gul, V9A	20	pr. styk
7100092589	V9C	3M™ Beskyttelsesbriller til integration i sikkerhedshjelm, klar, V9C	20	pr. styk

3M™ hjelm-sideovertræk og -beskyttelsesovertræk

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100224833	SC1AL	3M™ Helmet Side Cover, Aluminized, SC1-AL	1	pr. styk
7100229734	FC2AL	3M™ Helmet Side Covers & Guards, Front Cover, FC2-AL	10	pr. styk

3M™ Nakkeregnslag

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000107956	GR3C	3M™ Neck Rain Shield, Orange, inside mounting, GR3C	1	pr. styk
7000107783	GR1C	3M™ Neck Rain Shield, Orange, outside mounting, GR1C	20	pr. styk

3M™ Adaptere til sikkerhedshjelm

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100246136	P3EV	3M™ Hjälmfäste för visir, P3EV/2	20	Par



Øjenværn

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ SecureFit™ Safety Glasses



**Safety backed
by science.**

Performance. Style. Comfort.

Protecting your vision on the job is important. But it doesn't have to mean sacrificing style or comfort.

Get eyewear that performs — and looks good doing it. Featuring a comfortable fit and a sleek profile designed to work with other personal protective equipment, 3M™ SecureFit™ Safety Glasses helps keep you safe and comfortable on the job.

Learn more at:

3m.co.uk/SecureFit



Contact your 3M sales rep to request trial wear samples of 3M™ SecureFit™ Safety Glasses and feel the difference the instant you put them on. See for yourself.








3M™ SecureFit™ Safety Glasses

Choose your style and fit



Features	100 Series	200 Series	400 Series	400X Series	500 Series	600 Series	3700 Series
3M™ Pressure Diffusion Temple Technology	•	•	•	•	•	•	•
3M™ Scotchgard™ Anti-Fog/ Anti-Scratch Coating		•	•	•	•	•	•
Soft Temple Tips			•	•			
Rugged Anti-Scratch or Anti-Scratch+ (K) Coating				•	•	•	•
Soft Nose Bridge			•	•		•	•
Brow Guard				•			•
Removable Foam Gasket		•	•		•	•	
Dual Lens Design						•	
Readers			•				
Indoor/Outdoor (Mirror) Lens	•		•	•	•	•	
IR lens					•	•	•
Orange Lens			•				
Comfort Filter Light Brown Lens					•		
Sunglare Mirror Lens			•	•	•		
Sunglare Brown Lens			•		•		
Vermillion Lens				•			
Polarised Lens						•	
Protection against UV up to 400nm					•		

Goggle features overview

		GOGGLES						
		4700 Series	4800 Series	GoggleGear™ 500	2890 Series	GoggleGear™ 6000	Fahrenheit™	Solus™ 1000 TPE Kits
								
Protection properties	Impact protection	B	B	BT	BT: 2890, 2890S, 2891, 2891S FT: 2890A, 2890SA BT: 2890S B: 2895S	BT	BT: 71360-00011, 00012, 00014 F: 71360-00013, 00015, 00017	BT
	3 Splash/droplet		●	●	●	●	●	S1201SGAF-TSKT S1101NSGAF-TSKT
	4 Large dust particles			●	●	●	●	S1201SGAF-TSKT S1101NSGAF-TSKT
	5 Gas and fine dust				2890SA, 2895S, 2891S			
	9 Molten metals and hot solids				2891, 2891S		71360-00013, 00015, 00017	
	K Resistance to surface damage by fine particles			●	2890, 2890S, 2895S, 2891, 2891S	●		●
	N Resistance to fogging			●	●	●		●
Design	Over the Glasses (OTG)				●	●	●	
	Elasticated textured strap	●	●	●	●	●	●	●
	Neoprene strap			GG501N SGAF		GG6001N SGAF	71360-00015	S1101NSGAF-TSKT
	Direct ventilation	●						
	Indirect ventilation			●	2890, 2890A, 2891	●	71360-00011; 00012; 00013; 00014	●
	Sealed				2890S, 2890SA, 2895S, 2891S		71360-00015, 00017	
	Approx. weight	66g	66g	50g	86g-99g	82g	128g	44g
Accessory	Prescription insert			●				●
	Replaceable lens				2890A, 2890SA			
Lens colour	Clear UV Filter 2-1.2 Reference end 01	●	●	●	2890, 2890A, 2890S, 2890SA, 2891, 2891S	●	●	●
	Dark Grey Filter 3.1 Reference end 02			●		●		●
	Amber UV Filter 2-1.2 Reference end 03							●
	Indoor/outdoor							●
	Shade 5			●	2895S			
Coatings	Scotchgard™ Anti-Fog (K&N)			●	2891, 2891S	●		●
	Traditional anti-fog (with anti-scratch properties)		4800AF		2890, 2890A, 2890S, 2890SA, 2895S		71360-00011, 00013, 00014, 00015, 00017	
	Traditional anti-scratch						71360-00012	

Beskyttelsesbriller

Focus

3M™ SecureFit™ 100 beskyttelsesbrille

3M™ SecureFit™ 100-serien har en smal sporty linseform kombineret med selvjusterende brillestænger i et patenteret design, som tilpasser sig forskellige hovedstørrelser og sikrer en komfortabel pasform ved brug i længere tid.



- Økonomisk robust sortiment af 3M™ SecureFit™ beskyttelsesbriller
- 3M's innovative SecureFit™ design med Pressure Diffusion Temple-teknologi er udstyret med lameller, der sikrer en komfortabel fordeling af trykket. Brillestængerne er fleksible og tilpasser sig efter brugerens hovedstørrelse
- Slankt omsluttende design for bedre udsyn på mindre ansigter

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100244047	SF101AS-BLU	3M™ SecureFit™ 100 beskyttelsesbriller, blåt stel, anti-ridse, klar linse, SF101AS-BLU-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100244061	SF107AF-BLU	3M™ SecureFit™ 100 beskyttelsesbriller, blåt stel, anti-ridse/anti-dug, Indoor/Outdoor lysegrå linse, SF107AF-BLU-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100244048	SF102AF-BLU	3M™ SecureFit™ 100 beskyttelsesbriller, blåt stel, anti-ridse/anti-dug, grå linse, SF102AF-BLU-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100243969	SF103AF-BLU	3M™ SecureFit™ 100 beskyttelsesbriller, blåt stel, anti-ridse/anti-dug, gul linse, SF103AF-BLU-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100244064	SF101AF-BLU	3M™ SecureFit™ 100 beskyttelsesbriller, blåt stel, anti-ridse/anti-dug, klar linse, SF101AF-BLU-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100244046	SF101AS-BLK	3M™ SecureFit™ 100 beskyttelsesbriller, sort stel, anti-ridse, klar linse, SF101AS-BLK-EU, 5-pak i karton med 20 stk.	100	pr. styk
7100244060	SF101AF-BLK	3M™ SecureFit™ 100 beskyttelsesbriller, sort stel, anti-ridse/anti-dug, klar linse, SF101AF-BLK-EU, 5-pak i karton med 20 stk.	100	pr. styk

Focus

3M™ SecureFit™ 200 beskyttelsesbrille

3M™ SecureFit™ 200-serien er lette beskyttelsesbriller med 3M™ Pressure Diffusion Temple-teknologi. Vores briller har et omsluttende design, der er sikkert og komfortabelt. De fås i forskellige linsefarver.



- Økonomisk letvægtssortiment af (18 gram) 3M™ SecureFit™ beskyttelsesbriller
- 3M's innovative SecureFit™ design med Pressure Diffusion Temple-teknologi er udstyret med lameller, der sikrer en komfortabel fordeling af trykket. Brillestængerne er fleksible og tilpasser sig efter brugerens hovedstørrelse
- 3M™ Scotchgard™ anti-dug coating sikrer fremragende anti-ridse- og anti-dugegenskaber (fås på udvalgte modeller)

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100112010	SF202AF	3M™ SecureFit™ 200 beskyttelsesbriller, anti-ridse/anti-dug, grå linse, SF202AS/AF-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100185279	SF201SGAFBLU	3M™ SecureFit™ 200 beskyttelsesbriller, blåt stel, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse, SF201SGAF-BLU-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100112180	SF201AS	3M™ SecureFit™ 200 beskyttelsesbriller, blåt stel, anti-ridse, klar linse, SF201AS-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk

3M™ SecureFit™ 400 beskyttelsesbrille

3M™ SecureFit™ beskyttelsesbriller 400-serien har et letvægtsdesign med en uindfattet polykarbonatlinse, 3M™ Pressure Diffusion Temple-teknologi, brede fleksible brillestænger og bløde, justerbare næsepuder.



- Komfortable 3M™ SecureFit™ beskyttelsesbriller med blød justerbar næsepude og bløde brillestængender, der giver forbedret komfort og pasform
- 3M's innovative SecureFit™ design med Pressure Diffusion Temple-teknologi er udstyret med lameller, der sikrer en komfortabel fordeling af trykket. Brillestængerne er fleksible og tilpasser sig efter brugers hovedstørrelse.
- 3M™ Scotchgard™ anti-dug coating sikrer fremragende anti-ridse- og anti-dugegenskaber (fås på udvalgte modeller)

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100148072	SF407SGAFBLU	3M™ SecureFit™ 400 beskyttelsesbriller, blå/grav stiel, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), Indoor/Outdoor grå linse, SF407SGAF-BLU-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100148052	SF402SGAFBLU	3M™ SecureFit™ 400 beskyttelsesbriller, blå/grav stiel, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), grå linse, SF402SGAF-BLU-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100148074	SF401SGAFBLU	3M™ SecureFit™ 400 beskyttelsesbriller, blå/grav stiel, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse, SF401SGAF-BLU-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100148073	SF401SGAFBLUF	3M™ SecureFit™ 400 beskyttelsesbriller, blå/grav stiel, skum, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse, SF401SGAF-BLU-F-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100148081	SF403SGAFYEL	3M™ SecureFit™ 400 beskyttelsesbriller, gult/sort stiel, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), gul linse, SF403SGAF-YEL-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100148026	SF401SGAFRED	3M™ SecureFit™ 400 beskyttelsesbriller, rødt/grav stiel, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse, SF401SGAF-RED-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100148082	SF405SGAFBLA	3M™ SecureFit™ 400 beskyttelsesbriller, sort/brunt stiel, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), brun linse, SF405SGAF-BLA-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100148075	SF406SGAFBLA	3M™ SecureFit™ 400 beskyttelsesbriller, sort/brunt stiel, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), orange linse, SF406SGAF-BLA-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100078988	SF410AS	3M™ SecureFit™ 400 beskyttelsesbriller, sort/grønt stiel, anti-ridse, Indoor/Outdoor spejlreflekslinse, SF410AS-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100078880	SF408AS	3M™ SecureFit™ 400 beskyttelsesbriller, sort/grønt stiel, anti-ridse, blå spejlreflekslinse, SF408AS-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100078987	SF402AF	3M™ SecureFit™ 400 beskyttelsesbriller, sort/grønt stiel, anti-ridse/anti-dug, grå linse, SF402AS/AF-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100078986	SF403AF	3M™ SecureFit™ 400 beskyttelsesbriller, sort/grønt stiel, anti-ridse/anti-dug, gul linse, SF403AS/AF-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100078989	SF401AF	3M™ SecureFit™ 400 beskyttelsesbriller, sort/grønt stiel, anti-ridse/anti-dug, klar linse, SF401AS/AF-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk

3M™ SecureFit™ 400X beskyttelsesbrille

3M™ SecureFit™ beskyttelsesbriller 400X-serien har et letvægtsdesign med en uindfattet polykarbonatlinse, 3M™ Pressure Diffusion Temple-teknologi, brede fleksible brillestænger, en blød næsebro og en tætningskant for ekstra beskyttelse mod flyvende partikler.



- Komfortable 3M™ SecureFit™ beskyttelsesbriller med bløde brillestangsender, tætningskant og integreret næsebro for ekstra topdækning og behagelig pasform
- 3M's innovative SecureFit™ design med Pressure Diffusion Temple-teknologi er udstyret med lameller, der sikrer en komfortabel fordeling af trykket. Brillestængerne er fleksible og tilpasser sig efter brugers hovedstørrelse.
- 3M™ Scotchgard™ anti-dug coating sikrer fremragende anti-ridse- og anti-dugegenskaber (fås på udvalgte modeller)

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100185289	SF407XSGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400X beskyttelsesbriller, blå/gråt stel, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), Indoor/Outdoor lysegrå linser, SF407XSGAF-BLU-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100185278	SF402XSGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400X beskyttelsesbriller, blå/gråt stel, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), grå linse, SF402XSGAF-BLU-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100185269	SF401XSGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400X beskyttelsesbriller, blå/gråt stel, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse, SF401XSGAF-BLU-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100185268	SF401XSGAF-GRN	3M™ SecureFit™ 400X beskyttelsesbriller, grønt/klart stel, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse, SF401XSGAF-GRN-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100185291	SF403XSGAF-YEL	3M™ SecureFit™ 400X beskyttelsesbriller, gult/sort stel, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), gul linse, SF403XSGAF-YEL-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100185292	SF416XAS-BLK	3M™ SecureFit™ 400X beskyttelsesbriller, sort stel, anti-ridse, linse orange spejlreflekslinse, SF416XAS-BLK-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100185109	SF422XSGAF-BLK	3M™ SecureFit™ 400X beskyttelsesbriller, sort/sort stel, skum, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), rød linse, 400X-SF422XSGAF-BLK-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk

3M™ SecureFit™ 400 beskyttelsesbrille med læsefelt

3M™ SecureFit™ beskyttelsesbriller med læsefelt 400-serien har et letvægtsdesign med en uindfattet polykarbonatlinse, 3M™ Pressure Diffusion Temple-teknologi, brede fleksible brillestænger og bløde, justerbare næsepuder og et ekstra læsefelt.



- Beskyttelsesbriller med et ekstra læsefelt i bunden af linsen til forstørrelse af små detaljer
- 3M's innovative SecureFit™ design med Pressure Diffusion Temple-teknologi er udstyret med lameller, der sikrer en komfortabel fordeling af trykket. Brillestængerne er fleksible og tilpasser sig efter brugers hovedstørrelse
- Wraparound-designet giver brugeren et bredt synsfelt.

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100114612	SF415AS	3M™ SecureFit™ 400 beskyttelsesbriller med læsefelt, sort/grønt stel, anti-ridse/anti-dug, klar linse med læsefelt på +1,5, SF415AS/AF-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100114948	SF420AS	3M™ SecureFit™ 400 beskyttelsesbriller med læsefelt, sort/grønt stel, anti-ridse/anti-dug, klar linse med læsefelt på +2,0, SF420AS/AF-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100114613	SF425AS	3M™ SecureFit™ 400 beskyttelsesbriller med læsefelt, sort/grønt stel, anti-ridse/anti-dug, klar linse med læsefelt på +2,5, SF425AS/AF-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk

3M™ SecureFit™ 500 beskyttelsesbrille

3M™ SecureFit™ 500 beskyttelsesbriller 500-serien har stilfuld linseform med selvjusterende brillestænger, så du opnår en sikker og behagelig pasform.



- Et sortiment af slanke og kompatible 3M™ SecureFit™ beskyttelsesbriller med vinkeljustering af brillestængerne, som giver mulighed for justering af linsen til ansigtets konturer og brillernes placering, designet til at forbedre placeringen, når de bæres med åndedrætsværn
- 3M's innovative SecureFit™ design med Pressure Diffusion Temple-teknologi er udstyret med lameller, der sikrer en komfortabel fordeling af trykket. Brillestængerne er fleksible og tilpasser sig efter brugerens hovedstørrelse
- 3M™ Scotchgard™ anti-dug coating sikrer fremragende anti-ridse- og anti-dugegenskaber (fås på udvalgte modeller)

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100243971	SF501SGAF-GRN	3M™ SecureFit™ 500 beskyttelsesbriller, grønt stel, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse, SF501SGAF-GRN-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100243977	SF517ASP-GRN	3M™ SecureFit™ 500 beskyttelsesbriller, grønt/sort stel, anti-ridse + (K), grå linse DIN 1,7, SF517ASP-GRN-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100243989	SF530ASP-GRN	3M™ SecureFit™ 500 beskyttelsesbriller, grønt/sort stel, anti-ridse + (K), grå linse DIN 3,0, SF530ASP-GRN-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100243978	SF550ASP-GRN	3M™ SecureFit™ 500 beskyttelsesbriller, grønt/sort stel, anti-ridse + (K), grå linse DIN 5,0, SF550ASP-GRN-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100243934	SF501SGAF-RED	3M™ SecureFit™ 500 beskyttelsesbriller, klart og rødt stel, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse, SF501SGAF-RED-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100244022	SF505SGAF-DGR	3M™ SecureFit™ 500 beskyttelsesbriller, mørkegrønt stel, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), brun linse, SF505SGAF-DGR-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100244062	SF528SGAF-DGR	3M™ SecureFit™ 500 beskyttelsesbriller, mørkegrønt stel, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), lysebrun linse, SF528SGAF-DGR-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100243995	SF507SGAF-BLK	3M™ SecureFit™ 500 beskyttelsesbriller, sort stel, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), Indoor/Outdoor lysegrå linser, SF507SGAF-BLK-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100244201	SF502SGAF-BLK	3M™ SecureFit™ 500 beskyttelsesbriller, sort stel, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), grå linse, SF502SGAF-BLK-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100243980	SF503SGAF-BLK	3M™ SecureFit™ 500 beskyttelsesbriller, sort stel, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), gul linse, SF503SGAF-BLK-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100243142	SF501SGAF-BLK	3M™ SecureFit™ 500 beskyttelsesbriller, sort stel, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse, SF501SGAF-BLK-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100243979	SF501ASP-BLK	3M™ SecureFit™ 500 beskyttelsesbriller, sort stel, anti-ridse + (K), klar linse, SF501ASP-BLK-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100244045	SF501AF-BLK	3M™ SecureFit™ 500 beskyttelsesbriller, sort stel, anti-ridse/anti-dug, klar linse, SF501AF-BLK-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100243963	SF509AF-BLK	3M™ SecureFit™ 500 beskyttelsesbriller, sort stel, anti-ridse/anti-dug, sølvfarvet spejreflekslinse, SF509AF-BLK, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100243964	SF501SGAF-BLK-FM	3M™ SecureFit™ 500 beskyttelsesbriller, sort stel, skum, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse, SF501SGAF-BLK-FM-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk

3M™ SecureFit™ 600 beskyttelsesbrille

3M™ SecureFit™ beskyttelsesbriller 600-serien er semi-undfattede briller med 3M™ Pressure Diffusion Temple-teknologi og brillestænger med fast længde.



- Robuste, semi-undfattede 3M™ SecureFit™ beskyttelsesbriller med to linser, der giver optimal optisk ydeevne
- 3M's innovative SecureFit™ design med Pressure Diffusion Temple-teknologi er udstyret med lameller, der sikrer en komfortabel fordeling af trykket. Brillestængerne er fleksible og tilpasser sig efter brugerens hovedstørrelse
- 3M™ Scotchgard™ anti-dug coating sikrer fremragende anti-ridse- og anti-dugegenskaber (fås på udvalgte modeller)

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100112716	SF602SGAF	3M™ SecureFit™ 600 beskyttelsesbriller, gråt stel, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), grå linse, SF602SGAF-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100112712	SF603SGAF	3M™ SecureFit™ 600 beskyttelsesbriller, gråt stel, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), gul linse, SF603SGAF-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100112717	SF601SGAF	3M™ SecureFit™ 600 beskyttelsesbriller, gråt stel, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse, SF601SGAF-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100112718	SF610AS	3M™ SecureFit™ 600 beskyttelsesbriller, gråt stel, anti-ridse, Indoor/Outdoor spejlreflekslinse, SF610AS-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100112713	SF611AS	3M™ SecureFit™ 600 beskyttelsesbriller, gråt stel, anti-ridse, grå polariseret linse, SF611AS-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100112721	SF617AS	3M™ SecureFit™ 600 beskyttelsesbriller, gråt stel, anti-ridse, svejs DIN 1,7, SF617AS-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100112724	SF630AS	3M™ SecureFit™ 600 beskyttelsesbriller, gråt stel, anti-ridse, svejs DIN 3,0, SF630AS-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100112715	SF650AS	3M™ SecureFit™ 600 beskyttelsesbriller, gråt stel, anti-ridse, svejs DIN 5,0, SF650AS-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100134761	SF601SGAF/FI-EU	3M™ SecureFit™ 600 beskyttelsesbriller, gråt stel, skumpude, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse, SF601SGAF/FI-EU	1	pr. styk

3M™ Solus™ 1000 beskyttelsesbrille

3M™ Solus™ beskyttelsesbriller 1000-serien har en stærk polykarbonatlinse i et slankt, stilfuldt stel. Vores beskyttelsesbriller har 3M™ Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating og kan tilpasses på forskellige måder pga. hovedstrop- og indsatsmulighederne. De fås i forskellige linsefarver.



- 3M™ Solus™ sikkerhedsbriller med sporty, lav profil, der let kan byttes ud med hovedbøjle og/eller indsætter, der passer til opgaven
- Blød næsepude og bløde brillestangsender giver bedre komfort, stil og pasform
- 3M™ Scotchgard™ anti-dug coating sikrer fremragende anti-ridse- og anti-dugegenskaber

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100244049	S1107SGAF	3M™ Solus™ 1000 beskyttelsesbriller, blå/sort stel, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), Indoor/Outdoor lysegrå linse, S1107SGAF-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100080185	S1102SGAF	3M™ Solus™ 1000 beskyttelsesbriller, blå/sort stel, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), grå linse, S1102SGAF-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100080187	S1103SGAF	3M™ Solus™ 1000 beskyttelsesbriller, blå/sort stel, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), gul linse, S1103SGAF-EU, karton med 20 stk.	1	pr. styk
7100080258	S1101SGAF	3M™ Solus™ 1000 beskyttelsesbriller, blå/sort stel, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse, S1101SGAF-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100080184	S1101SGAFKT	3M™ Solus™ 1000 beskyttelsesbriller, blå/sort stel, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse, skumindsats og strop, S1101SGAFKT-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100243970	S1101NSGAF-TSKT	3M™ Solus™ 1000 beskyttelsesbriller, blå/sort stel, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klare linser, TPE-indsats og neoprenstrop, S1101NSGAF-TSKT-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100244063	S1207SGAF	3M™ Solus™ 1000 beskyttelsesbriller, grønt/sort stel, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), Indoor/Outdoor lysegrå linse, S1207SGAF-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100078883	S1202SGAF	3M™ Solus™ 1000 beskyttelsesbriller, grønt/sort stel, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), grå linse, S1202SGAF-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100080186	S1203SGAF	3M™ Solus™ 1000 beskyttelsesbriller, grønt/sort stel, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), gul linse, S1203SGAF-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100078882	S1201SGAF	3M™ Solus™ 1000 beskyttelsesbriller, grønt/sort stel, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse, S1201SGAF-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100244066	S1201SGAF-TSKT	3M™ Solus™ 1000 beskyttelsesbriller, grønt/sort stel, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse, TPE-indsats og strop, S1201SGAF-TSKT-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100078881	S1201SGAFKT	3M™ Solus™ 1000 beskyttelsesbriller, grønt/sort stel, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse, skumindsats og strop, S1201SGAFKT-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk

3M™ Solus™ 2000 beskyttelsesbrille

3M™ Solus™ beskyttelsesbriller i 2000-serien er vores smarte beskyttelsesbriller med justerbare brillestænger for en brugertilpasset pasform. Polykarbonatlinse fås med anti-ridse og anti-dug coating for øget holdbarhed og forbedret udsyn. Fås med flere forskellige brillestangsfarver og linser.



- Sortimentet af smarte 3M™ Solus™ beskyttelsesbriller med halvt stel i lav profil har vinkeljustering af brillestængerne, som giver mulighed for justering af linsen til ansigtets konturer og brillernes placering
- Halvblød næsepude og bløde brillestangsender giver bedre komfort og pasform
- 3M™ Scotchgard™ anti-dug coating sikrer fremragende anti-ridse- og anti-dugegenskaber (fås på udvalgte modeller)

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100218150	S2017ASPBLK	3M™ Solus™ 2000 beskyttelsesbriller, sort/grønt stel, anti-ridse + (K), grå linse DIN 1,7, S2017ASP-BLK, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100218153	S2030ASP-BLK	3M™ Solus™ 2000 beskyttelsesbriller, sort/grønt stel, anti-ridse + (K), grå linse DIN 3,0, S2030ASP-BLK, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100220423	S2050ASP-BLK	3M™ Solus™ 2000 beskyttelsesbriller, sort/grønt stel, anti-ridse + (K), grå linse DIN 5,0, S2050ASP-BLK, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100208382	S2001AF-BLU	3M™ Solus™ i 2000-serien, S2001AF-BLU, blå/grå brillestænger, klar anti-dug/anti-ridse linse, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100208825	S2001ASP-BLU	3M™ Solus™ i 2000-serien, S2001ASP-BLU, blå/grå brillestænger, klar anti-ridse+ linse, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100208751	S2001SGAF-BGR	3M™ Solus™ i 2000-serien, S2001SGAF-BGR, grå/blågrønne brillestænger, Scotchgard™ anti-dug coating, klar AF-AS-linse, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100208820	S2001SGAF-BGR-F	3M™ Solus™ i 2000-serien, S2001SGAF-BGR-F, grå/blågrøn brillestang, Scotchgard™ anti-dug coating, klar AF-AS-linse, skumindsats, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100208817	S2001SGAF-RED	3M™ Solus™ i 2000-serien, S2001SGAF-RED, grå/røde brillestænger, Scotchgard™ anti-dug coating, klar AF-AS-linse, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100208793	S2002SGAF-BGR	3M™ Solus™ i 2000-serien, S2002SGAF-BGR, grå/blågrønne brillestænger, Scotchgard™ anti-dug coating, grå AF-AS-linse, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100209600	S2002SGAF-RED	3M™ Solus™ i 2000-serien, S2002SGAF-RED, grå/røde brillestænger, Scotchgard™ anti-dug coating, grå AF-AS-linse, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100208818	S2003SGAF-BGR	3M™ Solus™ i 2000-serien, S2003SGAF-BGR, grå/blågrønne brillestænger, Scotchgard™ anti-dug coating, gul AF-AS-linse, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100208819	S2005SGAF-BGR	3M™ Solus™ i 2000-serien, S2005SGAF-BGR, grå/blågrønne brillestænger, Scotchgard™ anti-dug coating, brun AF-AS-linse, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100208815	S2007SGAF-BGR	3M™ Solus™ i 2000-serien, S2007SGAF-BGR, grå/blågrønne brillestænger, Scotchgard™ anti-dug coating, I/O grå AF-AS-linse, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100208826	S2024AS-RED	3M™ Solus™ i 2000-serien, S2024AS-RED, grå/røde brillestænger, rød anti-ridse spejlreflekslinse, karton med 20 stk.	20	pr. styk

3M™ Solus™ 2000 beskyttelsesbrille med læsefelt

3M™ Solus™ beskyttelsesbriller med læsefelt 2000-serien er vores smarte beskyttelsesbriller med justerbare brillestænger for en brugertilpasset pasform og forskellige læsefeltmuligheder.



- Sortimentet af smarte 3M™ Solus™ beskyttelsesbriller med læsefelt og halvt stel i lav profil har vinkeljustering af brillestængerne, som giver mulighed for justering af linsen til ansigtets konturer og brillernes placering
- Fås i forskellige styrker: +1,5, +2,0 eller +2,5
- Halvblød næsepude og bløde brillestangsender giver bedre komfort og pasform

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100218306	S2015AFBLU	3M™ Solus™ 2000 beskyttelsesbriller, blå/grå brillestænger, anti-dug/anti-ridse, klar linse med læsefelt +1,5, S2015AF-BLU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100218163	S2020AFBLU	3M™ Solus™ 2000 beskyttelsesbriller, blå/grå brillestænger, anti-dug/anti-ridse, klar linse med læsefelt +2,0, S2020AF-BLU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100218151	S2025AFBLU	3M™ Solus™ 2000 beskyttelsesbriller, blå/grå brillestænger, anti-dug/anti-ridse, klar linse med læsefelt +2,5, S2025AF-BLU, karton med 20 stk.	20	pr. styk

3M™ Solus™ CCS beskyttelsesbrille

3M™ Solus™ CCS beskyttelsesbriller er vores beskyttelsesbrille uden ramme, der har limegrønne brillestænger med et Corded Control System (CCS) til fastgørelse af ørepropper med snor. Polykarbonatlinsen har Scotchgard™ anti-dug og anti-ridse coating på begge sider for øget holdbarhed og forbedret udsyn. Fås med en række forskellige linser.



- Moderne 3M™ Solus™ Beskyttelsesbriller med Cord Control System (CCS), der holder briller og ørepropper med snor fastgjort og klar til brug
- Designet til medarbejdere, der tager beskyttelsesbriller på og af hele dagen
- 3M™ Scotchgard™ anti-dug coating sikrer fremragende anti-ridse- og anti-dugegenskaber (fås på udvalgte modeller)

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000043086	7151100000M	3M™ CCS beskyttelsesbriller, anti-ridse/anti-dug, klar linse, 71511-00000, karton med 20 stk.	1	pr. styk
7100216595	SCCS07SGAFGRN	3M™ Solus™ CCS beskyttelsesbriller, limegrønne brillestænger, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), I/O grå linse, SCCS07SGAF-GRN-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100216621	SCCS02SGAFGRN	3M™ Solus™ CCS beskyttelsesbriller, limegrønne brillestænger, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), grå linse, SCCS02SGAF-GRN-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100216507	SCCS01SGAFGRN	3M™ Solus™ CCS beskyttelsesbriller, limegrønne brillestænger, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse, SCCS01SGAF-GRN-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100216261	SCCS01SGAFGRNF	3M™ Solus™ CCS beskyttelsesbriller, limegrønne brillestænger, skumindsats, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse, SCCS01SGAF-GRN-F-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk

3M™ Virtua™ beskyttelsesbrille

3M™ Virtua™ beskyttelsesbriller er vores uindfattede beskyttelsesbriller med et omsluttende design for fuld dækning og konturerede fleksible brillestænger, for en sikker og god komfort. De integrerede sideskærme giver ekstra beskyttelse mod flyvende genstande, og linsen har en anti-ridse og anti-dug coating for øget holdbarhed. De fås med fire forskellige linser.



- Økonomiske unisex-basisbeskyttelsesbriller til engangsbrug
- Designet gør pasformen mere sikker og forhindrer brillerne i at glide ned
- Designet giver maksimal klarhed, fremragende dækning og et bredt synsfelt

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000061922	7150000008M	3M™ Virtua™ Slim Fit beskyttelsesbriller, anti-ridse/anti-dug, klar linse, 71500-00008, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7000061921	7150000004M	3M™ Virtua™ beskyttelsesbriller, anti-ridse, blå spejlreflekslinse, 71500-00004, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7000061919	7150000002M	3M™ Virtua™ beskyttelsesbriller, anti-ridse, grå linse, 71500-00002, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7000061920	7150000003M	3M™ Virtua™ beskyttelsesbriller, anti-ridse, gul linse, 71500-00003, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7000061918	7150000001M	3M™ Virtua™ beskyttelsesbriller, anti-ridse, klar linse, 71500-00001, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100244050	715002AF	3M™ Virtua™ beskyttelsesbriller, anti-ridse/anti-dug, grå linse, 715002AF-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100243988	715003AF	3M™ Virtua™ beskyttelsesbriller, anti-ridse/anti-dug, gul linse, 715003AF-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100244065	715001AF-BULK	3M™ Virtua™ beskyttelsesbriller, anti-ridse/anti-dug, klar linse, 715001AF-EU, 5-pak i karton med 20 stk.	100	pr. styk
7100244069	715001AF	3M™ Virtua™ beskyttelsesbriller, anti-ridse/anti-dug, klar linse, 715001AF-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk

3M™ Virtua™ AP beskyttelsesbrille

3M™ Virtua™ AP beskyttelsesbriller er vores omsluttende, unisex-beskyttelsesbriller med stærke linser i polykarbonat og en integreret sideskærm og anti-ridse-coating.



- Økonomisk og robust beskyttelsesbrille
- Integreret tætningskant for ekstra topdækning
- Nem at rengøre

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100010682	7151200001M	3M™ Virtua™ AP beskyttelsesbriller, anti-ridse, grå linse, 71512-00001, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100006209	7151200000M	3M™ Virtua™ AP beskyttelsesbriller, anti-ridse, klar linse, 71512-00000, karton med 20 stk.	20	pr. styk

3M™ LED Light Vision™ beskyttelsesbrille

3M™ LED Light Vision™ beskyttelsesbriller er vores holdbare beskyttelsesbriller med integreret LED-lys til belysning af en mørk zone, mens dine hænder holdes fri til arbejdet.

- Beskyttelsesbriller med LED-lys til sikkert og håndfrit arbejde
- Oplys mørke områder, mens du beskytter dine øjne
- Lang batterilevetid (over 50 timer)



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000032466	1135600000M	3M™ LED Light Vision™ beskyttelsesbriller, anti-ridse/anti-dug, klar linse, 11356-00000, karton med 20 stk.	20	pr. styk

3M™ SecureFit™ 3700 beskyttelsesbrille OTG Overbrille

3M™ SecureFit™ beskyttelsesbriller i 3700-serien er beskyttelsesbriller, der kan bæres over almindelige briller, og er designet til dem, der bruger almindelige briller. De har justerbare brillestænger med Pressure Diffusion Temple-teknologi (PDT), der sikrer en tæt pasform, og en blød næsebro, som giver komfort. Polykarbonatlinsen fås med 3M™ Scotchgard™ anti-dug og anti-ridse coating for øget holdbarhed og forbedret udsyn. Fås i en række stel- og linsefarver.



- Overbrille (OTG) 3M™ SecureFit™-sortimentet er designet til at give komfort hele dagen for medarbejdere, der bruger briller med styrke
- 3M's innovative SecureFit™ design med Pressure Diffusion Temple-teknologi er udstyret med lameller, der sikrer en komfortabel fordeling af trykket. Brillestængerne er fleksible og tilpasser sig efter brugerens hovedstørrelse.
- Vinkeljustering af brillestænger giver mulighed for at justere linsen til ansigtsformen og brillernes position

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100209427	SF3707SGAF-BLU-EU	3M™ SecureFit™ 3700 beskyttelsesbriller, der kan bæres over almindelige briller, blå brillestænger, Scotchgard™ anti-dug (K&N), Indoor/Outdoor (I/O) lysegrå linse, SF3707SGAF-BLU-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100209384	SF3702SGAF-BLU-EU	3M™ SecureFit™ 3700 beskyttelsesbriller, der kan bæres over almindelige briller, blå brillestænger, Scotchgard™ anti-dug (K&N), grå linse, SF3702SGAF-BLU-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100209252	SF3701SGAF-BLU-EU	3M™ SecureFit™ 3700 beskyttelsesbriller, der kan bæres over almindelige briller, blå brillestænger, Scotchgard™ anti-dug (K&N), klar linse, SF3701SGAF-BLU-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100209430	SF3701SGAF-ORG-EU	3M™ SecureFit™ 3700 beskyttelsesbriller, der kan bæres over almindelige briller, blå brillestænger, Scotchgard™ anti-dug (K&N), orange linse, SF3701SGAF-ORG-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100209340	SF3701ASP-BLU-EU	3M™ SecureFit™ 3700 beskyttelsesbriller, der kan bæres over almindelige briller, blå brillestænger, anti-ridse+ (K), klar linse, SF3701ASP-BLU-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100209428	SF3707XSGAF-BLU-EU	3M™ SecureFit™ 3700 beskyttelsesbriller, der kan bæres over almindelige briller, blå brillestænger, tætningskant, Scotchgard™ anti-dug (K&N), I/O lysegrå linse, SF3707XSGAF-BLU-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100209416	SF3702XSGAF-BLU-EU	3M™ SecureFit™ 3700 beskyttelsesbriller, der kan bæres over almindelige briller, blå brillestænger, tætningskant, Scotchgard™ anti-dug (K&N), grå linse, SF3702XSGAF-BLU-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100209425	SF3701XSGAF-BLU-EU	3M™ SecureFit™ 3700 beskyttelsesbriller, der kan bæres over almindelige briller, blå brillestænger, tætningskant, Scotchgard™ anti-dug (K&N), klar linse, SF3701XSGAF-BLU-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100209426	SF3703SGAF-GRN-EU	3M™ SecureFit™ 3700 beskyttelsesbriller, der kan bæres over almindelige briller, limegrønne brillestænger, Scotchgard™ anti-dug (K&N), gul linse, SF3703SGAF-GRN-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100209413	SF3701SGAF-GRN-EU	3M™ SecureFit™ 3700 beskyttelsesbriller, der kan bæres over almindelige briller, limegrønne brillestænger, Scotchgard™ anti-dug (K&N), klar linse, SF3701SGAF-GRN-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100217946	SF3717ASPBLK	3M™ SecureFit™ 3700 beskyttelsesbriller, kan bæres over almindelige briller, sorte brillestænger, anti-ridse, grå linse DIN 1,7, SF3717AS-BLK-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100218079	SF3750ASPBLK	3M™ SecureFit™ 3700 beskyttelsesbriller, kan bæres over almindelige briller, sorte brillestænger, anti-ridse, grå linse DIN 5,0, SF3750AS-BLK-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk

3M™ 2800 beskyttelsesbrille OTG Overbrille

3M™ Overbriller i 2800-serien er vores beskyttelsesbriller, der kan bæres over almindelige briller, linser kan stilles på skrå, og brillestængerne med flad profil har fire længdemuligheder. Vores stærke linser i polykarbonat har anti-ridse coating.



- Overbrillesortimentet (OTG) er designet til at passe udenpå de fleste almindelige briller
- Fremragende dækning og synsfelt kombineret med en høj slagstyrke
- Vinkeljustering af brillestænger giver mulighed for at justere linsen til ansigtsformen og brillernes position

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100050502	2801	3M™ beskyttelsesbriller i 2800-serien, der kan bæres over almindelige briller, anti-ridse, grå linse, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7000032494	2802	3M™ beskyttelsesbriller i 2800-serien, der kan bæres over almindelige briller, anti-ridse, gul linse, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7000032493	2800	3M™ beskyttelsesbriller i 2800-serien, der kan bæres over almindelige briller, anti-ridse, klar linse, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7000061936	2805	3M™ beskyttelsesbriller i 2800-serien, der kan bæres over almindelige briller, anti-ridse, svejs DIN 5, karton med 20 stk.	20	pr. styk

3M™ Visitor beskyttelsesbrille OTG Overbrille

3M™ Visitor er vores beskyttelsesbrille, der passer komfortabelt over almindelige briller, eller som kan bæres alene. De har klare og lette linser i polykarbonat, støbte sideskærme og tætningskant.



- Økonomisk basis overbrillesortiment (OTG)
- Passer over visse små almindelige briller
- Særlig velegnet som besøgsbrille til kortvarig brug

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000062913	7144800001M	3M™ Visitor beskyttelsesbriller, der kan bæres over almindelige briller, klar linse, 71448-00001, karton med 20 stk.	20	pr. styk

3M™ OX™ beskyttelsesbrille OTG Overbrille

3M™ Overbriller OX-serien er vores beskyttelsesbriller, der passer udenpå de fleste almindelige briller, og har en klar polykarbonatlinse.



- Overbrillesortimentet (OTG) er designet til at passe udenpå de fleste almindelige briller
- Fås i økonomisk, ikke-belagt version (OX1000)
- Justerbar i fem brillestangslængder for at sikre en optimal pasform (OX2000 og OX3000)

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000062167	1751183040M	3M™ OX3000 beskyttelsesbriller, der kan bæres over almindelige briller, anti-ridse/anti-dug, klar linse, 17-5118-3040, karton med 20 stk.	20	pr. styk

Beskyttelsesgoggles

Focus

3M™ GoggleGear™ 6000 beskyttelsesgoggle

3M™ GoggleGear™ Goggles i 6000-serien har stor profil med indirekte ventilation, som giver luftcirkulation, samt Scotchgard™ anti-dug og anti-ridse coating.



- 3M™ GoggleGear™ Goggles-sortiment i stor profil, med plads nok til at rumme de fleste almindelige briller, og indirekte luftstrøm, der hjælper mod tildugning
- Førsteklasses sfærisk buet linsedesign giver optimalt synsfelt i horisontal og vertikal plan
- 3M™ Scotchgard™ anti-dug coating sikrer fremragende anti-ridse- og anti-dugegenskaber

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100243987	GG6050AS-CLENS	3M™ GoggleGear™ 6000 dæklinse, anti-ridse, vip-op, grå dæklinse DIN 5, GG6050AS-CLENS-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100244200	GG6001SGAF-IR5	3M™ GoggleGear™ 6000 goggles, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse, med vip-op gråt dækglas DIN 5, GG6001SGAF-IR5, karton med 10 stk.	10	pr. styk
7100216191	GG6001NSGAFBLU	3M™ GoggleGear™ 6000 goggles, blå tætningskant, neoprenstrop, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse, GG6001NSGAF-BLU-EU, karton med 10 stk.	10	pr. styk
7100216617	GG6001SGAFGRN	3M™ GoggleGear™ 6000 goggles, limegrøn tætningskant, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse, GG6001SGAF-GRN-EU, karton med 10 stk.	10	pr. styk
7100216192	GG6001SGAFRED	3M™ GoggleGear™ 6000 goggles, rød tætningskant, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse, GG6001SGAF-RED-EU, karton med 10 stk.	10	pr. styk
7100216514	GG6002SGAFBLK	3M™ GoggleGear™ 6000 goggles, sort tætningskant, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), grå linse, GG6002SGAF-BLK-EU, karton med 10 stk.	10	pr. styk
7100216582	GG6001SGAFBLK	3M™ GoggleGear™ 6000 goggles, sort tætningskant, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse, GG6001SGAF-BLK-EU, karton med 10 stk.	10	pr. styk

Focus

3M™ GoggleGear™ 500 beskyttelsesgoggle

3M™ GoggleGear™ Goggles 500-serien giver overlegen beskyttelse mod tildugning i et moderne, slankt og let design.



- 3M™ GoggleGear™ Goggles-sortimentet med lille profil har et letvægtsdesign til komfort hele dagen og indirekte luftstrøm for at hjælpe mod tildugning
- Førsteklasses sfærisk buet linsedesign giver optimalt synsfelt i horisontal og vertikal plan
- 3M™ Scotchgard™ anti-dug coating sikrer fremragende anti-ridse- og anti-dugegenskaber

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100074368	GG501SGAF	3M™ Goggle Gear™ 500 goggles, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), GG501SGAF-EU, karton med 10 stk.	10	pr. styk
7100185290	GG502SGAF	3M™ Goggle Gear™ 500 goggles, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), grå linse, GG502SGAF-EU, karton med 10 stk.	10	pr. styk
7100185183	GG501NSGAF-BLU	3M™ Goggle Gear™ 500 goggles, neoprenhovedbøjle, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse, GG501NSGAF-EU, karton med 10 stk.	10	pr. styk

3M™ 2890 beskyttelsesgoggle

3M™ GoggleGear™ beskyttelsesbriller 2890-serien er ekstra buede beskyttelsesbriller, der fås med en overlegen anti-ridse- og anti-dug coating for øget holdbarhed og udsyn. Vores goggles har et moderne, smalt design og en bred elastisk strop, som gør justering nem.



- 3M™ GoggleGear™ beskyttelsesbriller i stor profil – passer over de fleste almindelige briller
- Slagfaste polykarbonatlinser og linser i acetat med forbedret kemikaliemodstandsdygtighed er også tilgængelige.
- Fås med indirekte ventilation, der beskytter mod dråber og store støvpartikler, samt ventilation med tætning, der beskytter mod små støvpartikler og gasser

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100146291	2891S-SGAF	3M™ goggles i 2890-serien, forsegle, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse, 2891S-SGAF, karton med 10 stk.	10	pr. styk
7000032483	2890SA	3M™ goggles i 2890-serien, forsegle, anti-dug, klar linse i acetat, 2890SA, karton med 10 stk.	10	pr. styk
7000061924	2890S	3M™ goggles i 2890-serien, forsegle, anti-ridse/anti-dug, klar linse i polykarbonat, 2890S, karton med 10 stk.	10	pr. styk
7100010431	2895S	3M™ goggles i 2890-serien, forsegle, anti-ridse/anti-dug, svejs DIN 5,0, 2895S, karton med 10 stk.	10	pr. styk
7100146292	2891-SGAF	3M™ goggles i 2890-serien, indirekte ventileret, Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse, 2891-SGAF, karton med 10 stk.	10	pr. styk
7000032481	2890A	3M™ goggles i 2890-serien, indirekte ventileret, anti-dug, klar linse i acetat, 2890A, karton med 10 stk.	10	pr. styk
7000032480	2890	3M™ goggles i 2890-serien, indirekte ventileret, anti-ridse/anti-dug, klar linse i polykarbonat, 2890, karton med 10 stk.	10	pr. styk

3M™ Fahrenheit™ beskyttelsesgoggle

3M™ Fahrenheit™ Goggles er vores goggles med en blød krystalramme og et bredt støtteområde omkring ansigtet. De er designet med en specifik kanal på siden af rammen, der kan rumme brillestangen på almindelige briller.



- Økonomisk goggle-sortiment med stor profil – med plads nok til at rumme de fleste almindelige briller
- Slagfaste polykarbonatlinser og linser i acetat med forbedret kemikaliemodstandsdygtighed er også tilgængelige.
- Fås med indirekte ventilation, der beskytter mod dråber og store støvpartikler, samt ventilation med tætning, der beskytter mod små støvpartikler og gasser

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000062783	7136000013M	3M™ Fahrenheit™ goggles, T-N-Wear, indirekte ventileret, neoprenhovedbøjle, anti-dug, klar linse i acetat, 71360-00013, karton med 10 stk.	10	pr. styk
7100010410	7136000015M	3M™ Fahrenheit™ goggles, forsegle, neoprenhovedbøjle, anti-dug, klar linse i acetat, 71360-00015, karton med 10 stk.	10	pr. styk
7000062786	7136000017M	3M™ Fahrenheit™ goggles, hjelmversion, skumindsats, forsegle, anti-dug, klar linse i acetat, 71360-00017, karton med 10 stk.	10	pr. styk
7000062782	7136000012M	3M™ Fahrenheit™ goggles, indirekte ventileret, anti-ridse, klar linse i polykarbonat, 71360-00012, karton med 10 stk.	10	pr. styk
7000062781	7136000011M	3M™ Fahrenheit™ goggles, indirekte ventileret, anti-ridse/anti-dug, klar linse i polykarbonat, 71360-00011, karton med 10 stk.	10	pr. styk

3M™ 4800 beskyttelsesgoggle

3M™ Goggles 4800-serien er vores beskyttelsesbriller med en klar, stærk polykarbonatlinse, der giver slagfasthed og indirekte ventilation for ekstra komfort. De fås med en anti-dug coating.

- Økonomisk sortiment bestående af basis-goggles med et fladt linsedesign
- Indirekte ventilation, der beskytter mod dråber
- Slagfaste linser i polykarbonat



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000062915	7134700014M	3M™ goggles i 4800-serien, indirekte ventileret, anti-dug, klar linse i polykarbonat, 71347-00014, karton med 200 stk.	200	pr. styk
7000062914	7134700011M	3M™ goggles i 4800-serien, indirekte ventileret, klar linse i polykarbonat, 71347-00011, karton med 200 stk.	1	pr. styk

3M™ 4700 beskyttelsesgoggle

3M™ Goggles 4700-serien er vores beskyttelsesbriller med en klar, stærk polykarbonatlinse, der giver slagfasthed og direkte ventilation for ekstra komfort.

- Økonomisk sortiment bestående af basis-goggles med et fladt linsedesign
- Direkte ventilation, kun til slagfasthed
- Slagfaste linser i polykarbonat



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000061933	7135900000M	3M™ goggles i 4700-serien, direkte ventileret, klar linse i polykarbonat, 71359-00000, karton med 200 stk.	1	pr. styk

Tilbehør til 3M™ Beskyttelsesbriller/Goggles

3M™ Clip-On beskyttelsesbrille

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000061946	28503805M	3M™ Clip-On beskyttelsesbriller, svejs DIN 5, 28-5038-05, karton med 3 stk.	25	pr. styk

3M™ Brilleetui og microfiberposer

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000032497	12060000M	3M™ beskyttelsesbrilleetui, lynlås, 12-0600-00, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7000032498	26678000P	3M™ beskyttelsesbrilleteske af mikrofiber, 26-6780-00M, karton med 10 stk.	10	pr. styk
7000061941	12050000M	3M™ beskyttelsesbrilleteske, bælteklips/lås, 12-0500-00, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7000061939	12020000M	3M™ beskyttelsesbrilleteske, bælestrop, 12-0200-00, karton med 10 stk.	10	pr. styk
7000061943	26680000P	3M™ etui til goggles, mikrofibertaske, 26-6800-00, karton med 10 stk.	10	pr. styk

3M™ Brillereseservietter i dispenser

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100014390	26200000P	3M™ dispenser med renseservietter, 26-2000-00, 500 pr. dispenser	1	Emballage

3M™ Renseprodukter til linser

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000062428	7132900000A	3M™ linserengøringsopløsning, 120 ml, 71329-00000A, karton med 12 stk.	12	pr. styk

3M™ Station med rengøringspray og renseservietter

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000062429	8373500000A	3M™ station til afrensning af brillelinser, 83735-00000A, karton med 6 stk.	6	pr. styk

3M™ mikrofiberklude til briller

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000032500	26671000M	3M™ pudseklude af mikrofiber, 26-6710-00, karton med 50 stk.	50	pr. styk

3M™ Fahrenheit™ Beskyttelsesfilm til linser

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000061926	7136000006M	3M™ Fahrenheit™ beskyttelsesfilm til linser, 71360-00006	10	pr. styk

3M™ Skum- og TPE-indsats til Securefit™ og Solus™

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100102568	SF400FI	3M™ SecureFit™ 400 skumindsats, SF400FI-EU, karton med 100 stk.	100	pr. styk
7100243943	SF500-FOAM	3M™ SecureFit™ 500 skumindsats, SF500-FOAM-EU, 5-pak i karton med 20 stk.	100	pr. styk
7100112725	SF600FI	3M™ SecureFit™ 600 skumindsats, SF600FI-EU, karton med 100 stk.	100	pr. styk
7100243935	SF501SGAF-BLK	3M™ Solus™ 1000 TPE-indsats, S1000-TPE-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk
7100081293	S1000G	3M™ Solus™ 1000 skumindsats, 1000G-EU, karton med 100 stk.	100	pr. styk
7100244145	S2000-FOAM	3M™ Solus™ 2000 skumindsats, S2000-FOAM -EU, 5-pak i karton med 20 stk.	100	pr. styk

3M™ Brilleindsats til styrkeglas

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7010528331	RXSF400	3M™ SecureFit™ indsats til almindelige briller til SecureFit™ 200- og 400-serien, RX-SF400, karton med 10 stk.	10	pr. styk
7100243141	S1000-RX	3M™ Solus™ 1000 indsats til almindelige briller med TPE-indsats, S1000-RX-EU, karton med 20 stk.	20	pr. styk

3M™ Snor og rem beskyttelsesbriller

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100081292	S1000S	3M™ Solus™ 1000 beskyttelsesbriller med hovedbøjle, justerbart nylon, 1000S-EU, karton med 5 stk.	5	pr. styk
7000032501	9093100000M	3M™ beskyttelsesbrillerrem, nylonelastik, sort, justerbar, 90931-00000	50	pr. styk
7000095022	272	3M™ beskyttelsesbrillesnor med sikkerhedsbrud, 272, karton med 50 stk.	100	pr. styk
7000061868	9093300000M	3M™ beskyttelsesbrillesnor, 90943, 50 stk. pr. pose	50	Emballage





Svejsesikkerhed

Selector table

● Best¹⁾ ● Better¹⁾ ● Good¹⁾ ✕ Not Recommended¹⁾

Specification	G5-01TW	G5-01VC	G5-02	9100XXi	9100XX	9100X	9100V	9002NC	100V	100B	
MMAW (electrode)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MIG/MAG	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TIG (>20A)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	✕	
TIG (1A-20A)	●	●	●	●	●	●	●	●	✕	✕	
Plasma (welding and cutting)	●	●	● ³⁾	●	●	●	●	●	✕	✕	
Risk for hidden arc	●	●	●	●	●	●	●	●	✕	✕	
Tack welding	●	●	●	●	●	●	●	●	●	✕	
Grinding	● ⁴⁾	● ⁴⁾	✕	●	●	●	●	●	●	●	
3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology	Yes				No			Yes	No		
Switching time, dark-light	50-1 300 ms		50-1000 ms	40-800 ms	40-1 300 ms			60-400 ms	40-250 ms	150-250 ms	
Switching time, light-dark	0,1 ms (+23° C)										
Dark state	Shade 8-13	Shade 8-14	Shade 8-12	Shade 5, 8, 9-13			Shade 8-12		Shade 10-12		
Light state	Shade 3		Shade 2,5	Shade 3							
UV/IR Protection (permanent)	Shade 13	Shade 14	Shade 12	Shade 13			Shade 12				
Viewing area, approx. (mm)	109×73		150×76	107×73		107×54	93×45	107×55	93×44		
External grinding mode control	No			Yes ²⁾	No						
Auto ON	Yes				No			No			
Solar cell	No					Yes		No			
Battery lifetime (hours)	1500			1800	2 000	2 500	2 800	2 000	1500		
Number of sensors (arc detection)	4			3				2			
Classification	1/1/1/1	1/1/1/2	-	1/1/1/2					1/2/2/2		
Approval (welding filter)	EN 379		CE ⁵⁾	EN 379							

1) The ratings (best - better - good - not recommended) above refer to the products listed in this chart and should be seen as general recommendations based on differences in product comfort features and configuration options when using these selected Speedglas welding helmet series.

2) When used with the front cover 9100XXi and the 3M™ Speedglas™ Welding Helmets 9100, 9100-QR or 9100-Air.

3) G5-02 are very suitable for low amp plasma welding

4) G5-01TW and VC are used in flip-up helmet

5) Based on requirement in EN 379 and ISO 16321

Selector table


Standard welding helmets



Specification Welding helmets (non-air)	G5-02	9100	9100-QR	9002NC	100	100-QR
Eye and Face Protection (Approval) Welding Helmets Protection Plates Visor Plates	EN 175:F EN 166:FT	EN 175:B EN 166:BT	EN 175:B EN 166:BT	EN 175:B EN 166:BT	EN 175:B EN 166:BT	EN 175:B EN 166:BT
Head protection (Approval)	-	-	EN 397 ²⁾	-	-	EN 397 ²⁾
Respiratory protection¹⁾	All helmets are compatible with 3M disposable or reusable respirators. See next page for helmets available with powered and supplied air respiratory protection.					
Hearing protection – compatible options	Earmuffs Earplugs	Earmuffs Earplugs	Earmuffs Earplugs	Earmuffs Earplugs	Earmuffs Earplugs	Earplugs
① Exhaust vents	YES	YES	YES	YES	-	-
② Side windows	Curved ADF	Optional	YES	-	-	-
④ Flip-up with clear visor	-	-	-	-	-	-
Wide view	YES	-	-	-	-	-
Graphics option	-	-	-	-	YES	-
Auto-darkening filter options	G5-02 (Curved ADF)	9100V 9100X 9100XX 9100XXi	9100V 9100X 9100XX 9100XXi	9002NC	100V 100B	100V 100B

1) This overview shows only our helmets without air delivery connection. Helmets for powered or supplied air respirator systems see the next page.

2) With 3M™ Safety Helmet H-701.




① Exhaust vents – exhaled air is channeled out via side vents.




② Side windows – shade 5 filters that widen your field of vision.



③ High-comfort Speedglas headband with smooth ratchet for precise tightening.



④ Big, curved 17×10 cm clear protective visor, increasing your vision.



⑤ Adjust the airflow to your face or your visor, and the airflow coming from the top or side outlets – all without lifting your helmet.



⑥ Curved ADF follows the curvature of your head for wider total field of view in a slim helmet.

3M™ Speedglas™ Welding Helmets

Welding helmets for powered or supplied air respiratory protection



Specification Welding helmet systems (air)	G5-01	9100-Air	9100MP	9100MP-Lite
Eye and Face Protection (Approval) Welding Helmets Protection Plates Visor Plates	EN 175:B EN 166:BT EN 166:BT	EN 175:B EN 166:BT –	EN 175:B EN 166:BT EN 166:BT	EN 175:B EN 166:BT EN 166:BT
Head protection (Approval)	–	–	EN 397 Safety Helmet	EN 812 Bump Cap
Respiratory protection (Approval) ³⁾ Adflo Powered Air Purifying Respirator Versaflto Supplied Air Regulator V-500E	EN 12941 (TH3) NPF 500 EN 14594 (3B) NPF 200	EN 12941 (TH2) NPF 50 EN 14594 (3B) NPF 200	EN 12941 (TH3) NPF 500 EN 14594 (3B) NPF 200	EN 12941 (TH3) NPF 500 EN 14594 (3B) NPF 200
Hearing protection – compatible options	Earplugs	Earmuffs Earplugs	Earmuffs Earplugs	Earmuffs Earplugs
② Side windows	–	YES	YES	YES
③ High-comfort headband	YES	YES	–	–
④ Flip-up with clear visor	YES	–	YES	YES
⑤ Adjustable airflow	YES	–	– ⁴⁾	– ⁴⁾
Auto-darkening filter options	G5-01TW, G5-01VC	9100V, 9100X, 9100XX, 9100XXi	9100V, 9100X, 9100XX, 9100XXi	9100V, 9100X, 9100XX, 9100XXi

3) The nominal protection factor based on laboratory-measured performance data according to European Standards.
The protection factor is assigned by local authorities in each European country and can therefore be different for each country.

4) Limited adjustability of airflow.

Grinding headtops for powered or supplied air respiratory protection



Specification Visors and Helmets (air)	M-207	M-307	M-407
Eye and Face Protection (Approval) Visor Plates	EN 166 1:BT:3	EN 166 1:BT:3	EN 166 1:BT:3
Head protection (Approval)	EN812	EN 397	EN 397
Respiratory protection (Approval) ³⁾ Adflo Powered Air Purifying Respirator Versaflto Supplied Air Regulator	EN 12941 (TH2) NPF 50 EN 14594 (2B) NPF 50	EN 12941 (TH2) NPF 50 EN 14594 (3B) NPF 200	EN 12941 (TH2) NPF 50 EN 14594 (3B) NPF 200
Hearing protection – compatible options	Earmuffs Earplugs	Earmuffs Earplugs	Earmuffs Earplugs
Flame-retardant shroud	–	–	YES
Type of protective visor	Clear-coated polycarbonate	Clear-coated polycarbonate	Clear-coated polycarbonate

3) The nominal protection factor based on laboratory-measured performance data according to European Standards.
The protection factor is assigned by local authorities in each European country and can therefore be different for each country.

3M™ Speedglas™ Svejseskærme og Svejskassetter

Focus

3M™ Speedglas™-svejseskærm G5-02

3M™ Speedglas™-svejseskærm G5-02 med buet automatisk nedblændende svejskassette. Takket være den forbedrede optik kan du med 3M™ Speedglas™ buet svejselinse G5-02 lettere skelne mellem farver ved brug af 3M™ Speedglas™ med naturlig farveteknologi.

- Vores største synsfelt ved automatisk nedblændende linse nogensinde (150 × 76 mm), ved hjælp af 3M™ Speedglas™ buet glas-teknologi
- Bluetooth-forbindelse med app-administration
- Fantastisk klarhed før, under og efter svejsning med 3M™ Speedglas™ naturlig farveteknologi



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100205306	621120	3M™ Speedglas™-svejseskærm G5-02 med buet svejskassette, hovedbøjle, rengøringsklud og -pose, 621120	1	pr. styk

Focus

3M™ Speedglas™ heavy-duty-svejseskærm G5-01

3M™ Speedglas™ heavy-duty svejseskærm, G5-01 er specielt designet til heavy-duty-svejseren. Svejseskærme med vip-op-funktion gør det muligt let at skifte mellem svejse- og slibeansværgen, samtidig med at du bevarer beskyttelsen fra turboåndedrætsværn.

- Tilgængelig 3M™ Speedglas™ svejselinse G5-01TW byder på variable mørke DIN-grader 5, 8-13 og punktsvejsningskomforttilstand og G5-01VC byder på variable mørke DIN-grader 5, 8-14 plus variabel farveteknologi
- Det store (104 × 170 cm), klare beskyttelsesvisir er buet med fremragende udsyn opad, nedad og til siderne
- Med den innovative G5-01 svejseskærms system til optimering af luftstrømmen kan du dirigere luftstrømmen til enten dit ansigt, visir eller et sted ind imellem.



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100257945	611190	3M™ Speedglas™ heavy-duty-svejseskærm G5-01, erstatningsskal, 611190	1	pr. styk
7100257944	611120	3M™ Speedglas™ heavy-duty-svejseskærm G5-01, med svejskassette G5-01TW, 611120	1	pr. styk
7100257812	611130	3M™ Speedglas™ heavy-duty-svejseskærm G5-01, med svejskassette G5-01VC, 611130	1	pr. styk
7100256562	611100	3M™ Speedglas™ heavy-duty-svejseskærm G5-01, uden svejskassette, 611100	1	pr. styk

Svejsesikkerhed

3M™ Speedglas™-svejseskærme 9100 FX-serien.

3M™ Speedglas™ 9100 FX svejseskærmen har automatisk nedblændende linse med vippefunktion. Den inkorporerer et sekundært klart visir, der er ideelt til slibe- og opsætningsarbejde, mens den tilgængelige automatisk nedblændende linse bidrager til beskyttelse mod det intense lys fra MIG-, TIG- og stavanvendelsesformål. Et meget justerbart hovedbøjlesystem gør det muligt for svejseskærmen at passe til mange forskellige hovedstørrelser og -former, mens sidevinduer i svejseskærmen giver hver svejser et bredere synsfelt, så de kan se mere af deres arbejdsområde.



- vippefunktion gør det muligt for arbejdere at skifte mellem klart visir og en tilgængelig automatisk nedblændende linse
- 3M™ Speedglas™ automatisk nedblændende linser giver god kontrast og høj optisk kvalitet
- Sidevinduer med DIN-grad 5 giver perifert udsyn

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000044521	541800	3M™ Speedglas™-svejseskærme i 9100 FX-serien, uden svejsekassette, 541800	1	pr. styk

3M™ Speedglas™-svejseskærme 9100 Air-serien.

3M™ Speedglas™-opgraderingskit til svejseskærm 9100 Air leveres med svejseskærmen 9100 Air, svejsekassette, selvjusterende QRS-luftslange og bæretaske. Sættet giver brugerne mulighed for at opgradere deres eksisterende 3M™ Adflo™ turboåndedrætsværn eller 3M™ Versaflo™ system med tryklufforsynet ånde-
drætsværn.



- Opgraderingssæt med 3M™ Speedglas™-svejseskærm 9100-Air, luftslange og bæretaske
- Sidevinduer (DIN-grad 5) kan bidrage til et bredere synsfelt
- 3M™ Speedglas™ med naturlig farveteknologi giver dig høj kontrast og mere naturligt udseende farver.

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000044532	562800	3M™ Speedglas™-svejseskærme 9100 Air uden svejsekassette, 562800	1	pr. styk
7100055548	569026	3M™ Speedglas™-svejseskærme 9100 Air, opgraderingssæt 9100XXi, 569026	1	pr. styk

Svejsesikkerhed

3M™ Speedglas™-svejseskærme 9100-serien

3M™ Speedglas™ 9100-serien af svejseskærme beskytter arbejdere mod stråling, varme og gnister, samtidig med at de giver et præcist overblik over dit arbejde.

- Tilgængelige automatisk nedblændende linser med syv variable mørke DIN-grader (5, 8 og 9-13) til de fleste typer buesvejsning
- Fås i flere modeller med forskellige størrelser af synsfelt
- Fås med eller uden sidevinduer



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000000217	501805	3M™ Speedglas™-svejseskærm 9100-serien, med sidevinduer og svejsekassette 9100V, 501805	1	pr. styk
7000000218	501815	3M™ Speedglas™-svejseskærm 9100-serien, med sidevinduer og svejsekassette 9100X, 501815	1	pr. styk
7000000219	501825	3M™ Speedglas™-svejseskærm 9100-serien, med sidevinduer og svejsekassette 9100XX, 501825	1	pr. styk
7100166722	501826	3M™ Speedglas™-svejseskærm i 9100-serien, med sidevinduer, med svejsekassette 9100XXi, 501826	1	pr. styk
7100011652	501800	3M™ Speedglas™-svejseskærm i 9100-serien, med sidevinduer, uden svejsekassette, 501800	1	pr. styk
7000044482	501100	3M™ Speedglas™-svejseskærm i 9100-serien, uden svejsekassette, 501100	1	pr. styk

3M™ Speedglas™-svejseskærme 9100 QR-serien

Beskyt dine øjne og ansigt mod stråling, varme og gnister med integreret hovedbeskyttelse med 3M™ Speedglas™-svejseskærm i 9100 QR-serien.

- Øjen-, ansigts- og hovedbeskyttelse til svejseanvendelsesformål
- 3M™ Speedglas™-svejsekassette 9100XXi byder på variable mørke DIN-grader på 5, 8 og 9-13 til de fleste typer buesvejsning. Det særlige sølvfrontpanel på 9100XXi indeholder udvendige betjeningsknapper, der giver hurtig og nem adgang til slibnings- og hukommelsestilstand
- 3M™ Speedglas™ med naturlig farveteknologi giver dig høj kontrast og mere naturligt udseende farver.



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100166725	583615	3M™ Speedglas™-svejseskærme 9100 QR-serien, med svejsekassette 9100X, med 3M™ sikkerhedshjelm H-701, 583615	1	pr. styk
7100166718	583625	3M™ Speedglas™-svejseskærme 9100 QR-serien, med svejsekassette 9100XX, med 3M™ sikkerhedshjelm H-701, 583625	1	pr. styk
7100166733	582626	3M™ Speedglas™-svejseskærme 9100 QR-serien, med svejsekassette 9100XXi, med 3M™ sikkerhedshjelm H-701, 582626	1	pr. styk
7100166732	583626	3M™ Speedglas™-svejseskærme 9100 QR-serien, med svejsekassette 9100XXi, med 3M™ sikkerhedshjelm H-701, 583626	1	pr. styk
7100166721	582600	3M™ Speedglas™-svejseskærme i 9100 QR-serien, uden svejsekassette, 582600	1	pr. styk

Svejsesikkerhed

3M™ Speedglas™-svejseskærme 9100 MP-serien.

3M™ Speedglas™-svejseskærm 9100 MP-serien kombineres med 3M™ Adflo™ turboåndedrætsværn eller 3M™ Versaflo™ tryklufforsynet åndedrætsværn i et letanvendeligt hoved-, øje-, ansigts- og åndedrætsbeskyttelsessystem.



- Komfortabel, nem at bruge hoved-, øje-, ansigts- og åndedrætsværn
- Vip op-svejsesvisir kombineret med et klart beskyttelsesvisir (170 mm x 100 mm)
- Sideinduer (DIN-grad 5) kan bidrage til et bredere synsfelt

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000044560	572800	3M™ Speedglas™-svejseskærme 9100 MP, uden svejskassette, 572800	1	pr. styk
7100112335	592800	3M™ Speedglas™-svejseskærme 9100 MP-Lite, uden svejskassette, 592800	1	pr. styk

3M™ Speedglas™-opgraderingskit til svejseskærm i 9100 MP-serien

3M™ Speedglas™-opgraderingskit til svejseskærm 9100MP inkluderer svejseskærmen 9100 MP, svejskassette 9100XXi, selvjusterende QRS-luftslange og bæretaske. Sættet giver brugerne mulighed for at opgradere deres eksisterende 3M™ Adflo™ turboåndedrætsværn eller 3M™ Versaflo™ system med tryklufforsynet åndedrætsværn.



- Opgraderingssæt med 3M™ Speedglas™-svejseskærm 9100 MP, 9100XXi svejskassette, luftslange og bæretaske
- Den opfylder EN 379-standarden til sikkerhedshjelme til industrielt brug
- Designet fra starten til kombination med en af vores valgfri 3M™ Peltor™ hørreværn

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100055580	579026	3M™ Speedglas™-opgraderingskit til svejseskærm, 9100 MP-serien, 9100XXi, 579026	1	pr. styk

3M™ Speedglas™-svejseskærme 9000-serien.

3M™ Speedglas™ 9000 svejseskærm byder på overlegen beskyttelse til både lærlinge og professionelle svejsere. Dens smalle konstruktion af polyamidnylon er varme- og kemikaliebestandig, ekstremt holdbar og ideel til arbejde på små steder.



- Eksklusiv udåndningsventilation
- Komfortabel og lav vægt
- 3M™ Speedglas™ 9002NC automatisk nedblændende linse giver et stort visningsområde, naturlige farver og tilpasselige indstillinger til flere svejseanvendelsesformål

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100116824	401385	3M™ Speedglas™-svejseskærme 9002NC, med svejskassette, 401385	1	pr. styk

Svejsesikkerhed

3M™ Speedglas™ Svejseskærme, 100-serie

3M™ Speedglas™ Svejseskærm i 100-serien øger beskyttelsen mod flyvende gnister og luftbåret snavs, og den automatisk nedblændende linse beskytter øjnene mod det intense lys fra MIG-, TIG- og stavsvejsning og giver samtidigt et godt overblik over arbejdsområdet før, under og efter svejsningen. Med en valgfri sikkerhedshjelmadapter er denne hjelm et godt valg til svejsere i starten af karrieren, håndværkere og gør-det-selv-folk.



- Svejseskærm med valgfri sikkerhedshjelmadapter
- Godt valg for svejsere, der starter deres karriere, håndværkere og gør-det-selv-folk
- Automatisk nedblændende linse med fem justerbare mørke nuancer 8-12 (gælder ikke 3M Speedglas 100 passiv svejsehjelm)

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100259107	751114	3M™ Speedglas™-svejseskærm i 100-serien, med svejsekassette 100B, 751114	1	pr. styk
7100166705	751120	3M™ Speedglas™-svejseskærme 100-serien, sort, med svejsekassette 100v, 751120	1	pr. styk
7100166681	751100	3M™ Speedglas™-svejseskærme 100-serien, sort, uden svejsekassette, 751100	1	pr. styk
7100166706	752520	3M™ Speedglas™-svejseskærme i 100-serien, Ice Hot, med svejsekassette 100v, 751520	1	pr. styk
7100166689	752420	3M™ Speedglas™-svejseskærme i 100-serien, Razor Dragon, med svejsekassette 100v, 752420	1	pr. styk
7100166735	752820	3M™ Speedglas™-svejseskærme i 100-serien, Skull, med svejsekassette 100v, 752820	1	pr. styk
7100166702	751620	3M™ Speedglas™-svejseskærme i 100-serien, Trojan Warrior, med svejsekassette 100v, 751620	1	pr. styk
7100166688	752220	3M™ Speedglas™-svejseskærme i 100-serien, Xterminator, med svejsekassette 100v, 752220	1	pr. styk
7100166692	783120	3M™ Speedglas™-svejseskærme i 100-serien, med sikkerhedshjelm og svejsekassette 100V, 783120	1	pr. styk
7100166734	752920	3M™ Speedglas™-svejseskærme i 100-serien, motor med svejsekassette 100v, 752920	1	pr. styk
7100166682	751101	3M™ Speedglas™-svejseskærme i 100-serien, sort, med passivt filter, 751101	1	pr. styk

3M™ Speedglas™-svejseskærme 100 QR-serien.

3M™ Speedglas™-svejseskærm 100-QR giver hovedbeskyttelse på alle tidspunkter, fordi du aldrig behøver at fjerne din sikkerhedshjelm, når du påsætter og afmonterer svejseskærmen. Fås med eller uden en svejsekassette.



- Ansigts-, øjen- og hovedbeskyttelse
- Leveres med den hårde, men alligevel lette og komfortable 3M™ sikkerhedshjelm H-701
- Sikkerhedshjelmen har en kort kant for bedre synlighed opad

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100031602	781500	3M™ Speedglas™-svejseskærme 100 QR-serien, erstatningsskal, 781500	1	pr. styk
7100166717	783520	3M™ Speedglas™-svejseskærme 100 QR-serien, med svejsekassette 100V, med 3M™ sikkerhedshjelm H-701, 783520	1	pr. styk
7100166720	782500	3M™ Speedglas™-svejseskærme i 100 QR-serien, uden svejsekassette, 782500	1	pr. styk

Svejsesikkerhed

3M™ Speedglas™ Svejseskærme, Adflo™ og Versaflo™

3M™ Adflo™ system med turboåndedrætsværn

Effektiv beskyttelse mod en række partikler og gasser, som stødes på i svejseprocessen, kræver brug af 3M™ Adflo™ turboåndedrætsværn. Adflo™ åndedrætsværn tilsluttes direkte til enhver svejseskærm med åndedrætsværn i Speedglas™ serien og kan beskytte brugeren mod både partikler og gasser afhængigt af den anvendte kassette.



- Kan beskytte dig mod partikler og gasser, alt sammen i ét system, afhængigt af det anvendte filter
- Nominel beskyttelsesfaktor op til 500 (TH3) i kombination med Speedglas svejseskærme
- Forbindes direkte til enhver svejseskærm med åndedrætsværn i Speedglas-serien

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100166698	837731	3M™ Complete Adflo™ system, heavy-duty-batteri, 837731	1	pr. styk
7100166697	837730	3M™ Complete Adflo™ system, standardbatteri, 837730	1	pr. styk
7100166696	837710	3M™ Complete Adflo™ system, uden bælte, uden oplader, 837710	1	pr. styk

3M™ Adflo™ turboenhed til turboåndedrætsværn

3M™ Adflo™ turboåndedrætsværn er vores udskiftningsdel, der skal bruges sammen med dit originale bånd, filter og filterdæksel, batteri og oplader.

- 3M™ Adflo™ turboenhed til udskiftning
- Afhængigt af de anvendte filtre kan de yde beskyttelsen mod partikler, gasser og dampe, som almindeligvis forekommer i svejseprocesser
- Forbindes med 3M™ Speedglas™-svejseskærme med åndedrætsværn og udvalgte 3M™ Versaflo™ svejseskærme



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000044338	832000	3M™ Adflo™ turboenhed til turboåndedrætsværn, 832000	1	pr. styk

Svejsesikkerhed

Focus

3M™ Adflo™ system med turbodrevet åndedrætsværn med 3M™ Speedglas™-svejseskærm i G5-01-serien

3M™ Adflo™ system med turbodrevet åndedrætsværn med 3M™ Speedglas™-svejseskærm i G5-01-serien giver alle fordelene ved vores svejseskærm i G5-01-serien med vores praktiske Adflo™ system med turbodrevet åndedrætsværn.



- Robust, kompakt design
- Ergonomisk, justerbar hovedbøjle
- Vendbar frontsvæjseskærm giver mulighed for et klart beskyttelsesvisir med bredt synsfelt til slibning og opsætning

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100256131	617820	3M™ Adflo™ system med turbodrevet åndedrætsværn med 3M™ Speedglas™ G5-01 svejseskærm, med svejsekassette, G5-01TW, 617820	1	pr. styk
7100257943	617830	3M™ Adflo™ system med turbodrevet åndedrætsværn med 3M™ Speedglas™ G5-01 svejseskærm, med svejsekassette, G5-01VC, 617830	1	pr. styk
7100258110	617800	3M™ Adflo™ system med turbodrevet åndedrætsværn med 3M™ Speedglas™ G5-01 svejseskærm, uden svejsekassette, 617800	1	pr. styk
7100258327	617829	3M™ Adflo™ turbodrevet åndedrætsværn med 3M™ Speedglas™ G5-01 svejseskærm, med svejsekassette G5-01TW, med forbrugsvaresæt og pose, 617829	1	pr. styk
7100258328	617839	3M™ Adflo™ turbodrevet åndedrætsværn med 3M™ Speedglas™ G5-01 svejseskærm, med svejsekassette G5-01VC, med forbrugsvaresæt og pose, 617839	1	pr. styk
7100258326	617809	3M™ Adflo™ turbodrevet åndedrætsværn med 3M™ Speedglas™ G5-01 svejseskærm, uden svejsekassette, med forbrugsvaresæt og pose, 617809	1	pr. styk

3M™ Adflo™ Turbodrevet åndedrætsværnssystem med 3M™ Speedglas™ 9100-Air svejseskærm

3M™ Adflo™ systemet med turbodrevet åndedrætsværn med 3M™ Speedglas™ 9100-Air svejseskærm er designet til at hjælpe med at beskytte øjne og ansigt mod stråling, gnister og sprøjt.



- Alle fordelene ved 3M™ Speedglas™-svejseskærm 9100 Air i kombination med 3M™ Adflo™ turbodrevet åndedrætsværn
- Ergonomisk designet hovedtilpasning
- Passer til 3M™ PELTOR™ svejsehøreværn H505B.

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100166723	567726	3M™ Adflo™ system med turbodrevet åndedrætsværn med 3M™ Speedglas™ 9100-Air svejseskærm, med svejsekassette, 9100XXi, 567726	1	pr. styk
7000044615	567700	3M™ Adflo™ system med turbodrevet åndedrætsværn med 3M™ Speedglas™ 9100-Air svejseskærm, uden svejsekassette, 567700	1	pr. styk

Svejsesikkerhed

3M™ Adflo™ system med turbodrevet åndedrætsværn med 3M™ Speedglas™ 9100-MP svejseskærm

3M™ Adflo™ systemet med turbodrevet åndedrætsværn med 3M™ Speedglas™ 9100 MP svejseskærm er designet til at hjælpe med at beskytte øjne og ansigt mod stråling, gnister og sprøjt. Dette system inkluderer også åndedrætsbeskyttelse, hovedbeskyttelse, valgfrit høreværn og svejseskærm med vippefunktion.



- M™ Speedglas™ 9100 MP svejseskærm med 3M™ Adflo™ system med turbodrevet åndedrætsværn
- Bred, klar visirplade
- Sælges med muligheder for 3M™ Speedglas™ 9100 svejsekassetter

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100054792	577726	3M™ Adflo™ system med turbodrevet åndedrætsværn med 3M™ Speedglas™ 9100 MP svejseskærm, med svejsekassette, 9100XXi, 577726	1	pr. styk
7000044619	577700	3M™ Adflo™ system med turbodrevet åndedrætsværn med 3M™ Speedglas™ 9100 MP svejseskærm, uden svejsekassette, inklusive pose, 577700	1	pr. styk
7100112333	597700	3M™ Adflo™ system med turbodrevet åndedrætsværn med 3M™ Speedglas™ 9100 MP-Lite svejseskærm, uden svejsekassette, 597700	1	pr. styk

3M™ Versaflo™ V-500E system med trykluffforsynet åndedrætsværn med 3M™ Speedglas™ 9100 MP svejseskærm

3M™ Speedglas™-svejseskærm 9100 MP, med 3M™ Versaflo™ trykluffforsynet åndedrætsværn V-500E byder på hoved-, øje-, ansigts- og åndedrætsbeskyttelse med en svejsekassette med vippefunktion kombineret med en stor (170 mm x 100 mm), klart beskyttende visir og sikkerhedshjelm. Til brug med Speedglas svejsekassette i 9100-serien (sælges separat).



- Kombineret beskyttelse til hoved, ansigt, øjne og åndedræt til svejseanvendelsesformål
- Passer med 3M™ Speedglas™-svejsekassette i 9100-serien (passiv eller automatisk nedblændende)
- Designet fra starten til kombination med en af vores valgfri 3M™ Peltor™ høreværn

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000044564	578800	3M™ Versaflo™ V-500E system med trykluffforsynet åndedrætsværn med 3M™ Speedglas™ 9100 MP svejseskærm, uden svejsekassette, 578800	1	pr. styk

Svejsesikkerhed

3M™ Speedglas™ Svejseskærme og Adflo™

Focus

3M™ Speedglas™ buet svejsekassette i G5-serien

Svejsekassette til 3M™ Speedglas™-svejseskærm G5-02 med buet automatisk nedblændende svejsekassette (ADF), variable mørke DIN-grader 8-12.

- Vores bredeste ADF-synsfelt nogensinde (150 × 76 mm), der udnytter 3M™ Speedglas™ med buet glas-teknologi
- Fantastisk klarhed før, under og efter svejsning med 3M™ Speedglas™ naturlig farveteknologi
- Ved at vælge de helt rigtige indstillinger til hver opgave kan du reducere belastningen af øjnene og forbedre kvaliteten af hver svejsning



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100204034	620020	3M™ Speedglas™ buet svejsekassette G5-02, 620020	1	pr. styk

Focus

3M™ Speedglas™-svejsekassette G5-serien

Vi præsenterer verdens første buede automatisk nedblændende svejsekassette (ADF), der er designet til 3M™ Speedglas™-svejseskærm G5-02. Med den nye 3M™ Speedglas™ buet glas-teknologi følger dens form hovedets naturlige kurver og dit udsyn til siderne.

- Verdens første buede automatisk nedblændende svejsekassette
- Speedglas naturlig farveteknologi får udsynet til at virke lysere, mere detaljeret og mere farverig
- Bluetooth-baseret: med appen 3M Connected Equipment får brugerne adgang til yderligere funktioner, statistik og dokumentation



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100185852	610020	3M™ Speedglas™-svejsekassette G5-serien, G5-01TW, 610020	1	pr. styk
7100185618	610030	3M™ Speedglas™-svejsekassette G5-serien, G5-01VC, 610030	1	pr. styk

3M™ Speedglas™-svejsekassetteopgraderingskit 9100XXi-serien

3M™ Speedglas™-svejsekassette 9100XXi opgraderingssæt med 3M™ Speedglas™ naturlig farveteknologi og specielt sølvfrontpanel, der muliggør udvendige kontrolfunktioner (slibning/hukommelse), når det bruges sammen med 9100/9100Air/9100-QR svejseskærme.

- Specielt sølvfrontpanel giver adgang til eksterne kontrolfunktioner (slibning/hukommelse), når det bruges med 9100/9100Air/9100-QR svejseskærme
- Variable mørke DIN-grader 5, 8 og 9-13
- Lys DIN-grad 3



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100032898	500126	3M™ Speedglas™-opgraderingskit til svejsekassette 9100XXi, 500126	1	pr. styk

Svejsesikkerhed

3M™ Speedglas™ automatisk nedblændende svejsekassetter i 9100-serien

Automatisk nedblændende 3M™ Speedglas™-svejsekassette i 9100-serien er designet til den professionelle svejser, der bruger 3M™ Speedglas™-svejseskærm i 9100-serien. Disse filtre, der omfatter mørke DIN-grader 5, 8-13, slibe- og skæretilstande, er ideelle til brug med de fleste buesvejsprocesser.



- Automatisk nedblændende svejsekassette er designet til brug med 3M™ Speedglas™-svejseskærm i 9100-serien, der er velegnet til de fleste typer lysbuesvejsning
- Giver minimal forvrængning over hele synsfeltet.
- Følsomheden af lysbuedetektion kan justeres, så du opnår uovertrufne pålidelige skift. Skiftetid (lysmørk) på 0,1 ms.

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100080221	500005	3M™ Speedglas™ automatisk nedblændende svejsekassetter i 9100-serien, 9100V, 500005	1	Karton
7000000221	500015	3M™ Speedglas™ automatisk nedblændende svejsekassetter i 9100-serien, 9100X, 500015	1	pr. styk
7000028044	500025	3M™ Speedglas™ automatisk nedblændende svejsekassetter i 9100-serien, 9100XX, 500025	1	pr. styk
7100032397	500026	3M™ Speedglas™ automatisk nedblændende svejsekassetter i 9100-serien, 9100XXi, 500026	1	pr. styk

3M™ Speedglas™ automatisk nedblændende svejsekassetter 9002NC

3M™ Speedglas™ svejselinse 9002 bruges sammen med 9000 svejseskærmen. Denne linse tilbyder robust, pålidelig beskyttelse med avanceret automatisk nedblændende optik, der tilpasser sig dine arbejdsforhold, hvilket giver en visning, der virker lettere, lysere og mere realistisk for bedre kontrol over svejsepytten. DIN-grad 3 lys tilstand med justerbare mørke DIN-grader 8-12. Forenklet brugergrænseflade, nem at betjene, med et større 2,1"x4,2" synsfelt.



- Brugergrænseflade, der er let at betjene og vedligeholde
- Kører på CR2032 Lithium 3V batterier
- DIN-grad 3 lys tilstand med justerbare mørke DIN-grader 8-12

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100114634	400085	3M™ Speedglas™ automatisk nedblændende svejsekassetter 9002NC, 400085	1	Emballage

3M™ Speedglas™ automatisk nedblændende svejsekassetter i SL-serien

3M™ Speedglas™ automatisk nedblændende svejsekassetter i SL-serien er automatisk nedblændende svejsekassetter som udskiftningsdele, der er designet til brug med 3M™ Speedglas™-svejseskærm SL.



- Automatisk nedblændende svejsekassette designet til brug med 3M™ Speedglas™-svejseskærm i SL-serien, som er velegnet til de fleste buesvejsprocesser såsom MMA-, MIG/MAG-, TIG- og plasmasvejsning
- Fem justerbare mørke DIN-grader 8-12. Lys DIN-grad 3
- Fire niveauer af lysbuefølsomhed (skifter lys til mørk tilstand)

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000044451	700020	3M™ Speedglas™ automatisk nedblændende svejsekassetter i SL-serien, 700020	1	pr. styk

Svejsesikkerhed

3M™ Speedglas™ automatisk nedblændende svejsekassetter i 100-serien

3M™ Speedglas™ automatisk nedblændende svejsekassetter i 100-serien er automatisk nedblændende svejsekassetter som udskiftningsdele, der er designet til brug med 3M™ Speedglas™-svejseskærm i 100-serien.

- Automatisk nedblændende svejsekassetter som udskiftningsdele, der er designet til brug med 3M™ Speedglas™-svejseskærm i 100-serien
- 100V – Variable mørke DIN-grader 8-12. 100B variable mørke DIN-grader 10-12
- Lys DIN 3



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100259002	750014	3M™ Speedglas™ automatisk nedblændende svejsekassetter i 100-serien, 100B, DIN-grader 3, 10-12, 750014	10	pr. styk
7100167242	750020	3M™ Speedglas™ automatisk nedblændende svejsekassetter i 100-serien, 100V, 750020	1	pr. styk

3M™ passive svejsekassetter

3M™ Speedglas™ passive svejseskærme er erstatningsfiltre, der er designet til 3M™ svejselinse

- Passiv kassette til udskiftning
- Designet til 3M™ Speedglas™-svejseskærme
- Passiv linse DIN-grad 11



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100257837	610011	3M™ passive svejsekassetter, G5-01, 610011	1	pr. styk

3M™ Adflo™ partikel- og gasfiltre

3M™ Adflo™ partikel- og gasfiltre er erstatningsfiltre med høj effektivitet til brug med 3M™ Adflo™ turbodrevne åndedrætsværn.

- Giver beskyttelse mod en række partikel- og gasfarer (afhængig af de valgte filtre)
- Til brug med 3M™ Adflo™ turbodrevne åndedrætsværn (PAPR)
- Partikelfilter, gasfiltre og lugtfilter/pude fås



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100277744	837080	3M™ Adflo™ Partikelfilter P SL, 837080	80	Emballage
7000028043	837242	3M™ Adflo™ gasfilter, A1B1E1, 837242	1	pr. styk
7000028075	837542	3M™ Adflo™ gasfilter, A2, 837542	1	pr. styk
7000028074	837110	3M™ Adflo™ luftfilter, 837110	1	pr. styk
7000044586	837120	3M™ Adflo™ luftfilter, pude, 837120	1	pr. styk
7100277745	837020	3M™ Adflo™ partikel- og gasfiltre	20	Emballage
7100288125	837012	3M™ Adflo™ partikel- og gasfiltre	1	Emballage

Tilbehør til 3M™ Speedglas™ Svejseskærme og Adflo™

3M™ Adflo™ batterier

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100279645	837631	3M™ Adflo™ li-ion-batteri, heavy-duty, 837631	1	pr. styk
7100279646	837630	3M™ Adflo™ li-ion-batteri, standard, 837630	1	pr. styk

3M™ AdFlo™ filter til turboånderætsværn og batterisæt

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000144540	837301	3M™ AdFlo™ turboånderætsværn og batterisæt, A1B1E1-filter og heavy-duty-li-on-batteri, 837301	1	Kit

3M™ AdFlo™ Forfiltre til turboånderætsværn

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100080248	836010	3M™ AdFlo™ forfiltre til turboånderætsværn, 836010	10	Karton
7100080240	836080	3M™ AdFlo™ forfiltre til turboånderætsværn, bulkpakke, 836080	1	Kasse

3M™ Adflo™ gnistfangerere

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000028010	836000	3M™ Adflo™ gnistfanger, 836000	10	pr. styk

3M™ Adflo™ batteriopgraderingssæt

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100022221	837637	3M™ svejseopgraderingssæt til Adflo™, li-ion-batterisæt, heavy-duty-opgraderingssæt, 837637	5	Kit
7000144541	837635	3M™ svejseopgraderingssæt til Adflo™, li-ion-batterisæt, standardopgraderingssæt, 837635	1	Kit

3M™ svejseluftslanger

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000044527	834017	3M™ svejseluftslanger, til Adflo™, heavy-duty-gummi, QRS, 834017	1	pr. styk
7100148456	H834009	3M™ svejseluftslanger, til Adflo™, med lydæmper og QRS-forbindelse, 834009	1	pr. styk
7000028067	834016	3M™ svejseluftslanger, til Adflo™, selvjusterende, QRS, 834016	1	pr. styk
7100135719	H834019	3M™ svejseluftslanger, til Adflo™, selvjusterende, lang, QRS, 834019	1	Emballage

3M™ Luftslingebeskyttere til svejsning

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000028062	834018	3M™ svejseluftslingeafdækning, 834018	20	pr. styk

3M™ Slangeadapter

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000144525	533505	3M™ luftslingeadapter til luftslanger, der ikke er af typen QRS, 533505	1	pr. styk

3M™ svejsebatterier

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100222333	602000	3M™ batteri til svejsekassette, CR2450, 602000	1	Pose
7100167881	422000	3M™ batteri til svejsekassette, CR20320, 422000	5	Pose

3M™ Svejsebatteriopladere

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100217397	833111	3M™ svejsebatterilader, til Adflo™ li-ion-batteri, 833111	1	pr. styk

3M™ Speedglas™ tilbehørskit G5-01

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100256371	792000	3M™ Speedglas™ tilbehørssæt, startsæt til forbrugsstoffer, G5-01. 792000	1	pr. styk

3M™ Speedglas™ indvendige dækplader

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100080229	428050	3M™ Speedglas™ indvendig dækplade 9002X, +2 DIN-grader, 428050	1	Pose
7000000225	528005	3M™ Speedglas™ indvendig dækplade 9100V, 528005	20	Pose
7000000226	528015	3M™ Speedglas™ indvendig dækplade 9100X, 528015	20	Pose
7100104114	528045	3M™ Speedglas™ indvendig dækplade 9100X, 528045	1	Emballage
7000000227	528025	3M™ Speedglas™ indvendig dækplade 9100XX, 528025	20	Pose
7100104115	528055	3M™ Speedglas™ indvendig dækplade 9100XX, 528055	1	Emballage
7100202350	624000	3M™ Speedglas™ indvendig dækplade G5-02, 624000	10	Pose
7100080228	428040	3M™ Speedglas™ indvendig dækplade, 9000V, +2 DIN-grader, 428040	1	Pose
7100090450	428030	3M™ Speedglas™ indvendig dækplade, 9000X, 0,7 DIN-grad, 428030	1	Pose
7100080227	428020	3M™ Speedglas™ indvendig dækplade, 9100V, +1 DIN-grad, 428020	1	Pose
7000000182	428000	3M™ Speedglas™ indvendig dækplade, SL/100/10V, 428000	1	Pose

3M™ Speedglas™ Indvendige slibevisirplader til svejseskærm

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100190170	613000	3M™ Speedglas™ indvendig slibevisirplade til svejseskærm, anti-dug og hård belægning, 613000	1	Pose

3M™ Speedglas™ Indvendige visirer til svejseskærm

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100257946	611195N	3M™ Speedglas™ indvendigt visir til svejseskærm, G5-01, 611195	1	pr. styk

3M™ Speedglas™ udvendige beskyttelsesplader

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100144401	126000	3M™ Speedglas™ udvendig beskyttelsesplade, 10V, 126000	6	Emballage
7100108745	777000	3M™ Speedglas™ udvendig beskyttelsesplade, 100, ridsefast, 777000	1	Pose
7100092252	776000	3M™ Speedglas™ udvendig beskyttelsesplade, 100, standard, 776000	10	Pose
7100092247	777070	3M™ Speedglas™ udvendig beskyttelsesplade, 100, varmeresistent, 777070	1	Pose
7100016860	426000	3M™ Speedglas™ udvendig beskyttelsesplade, 9000, standard, 426000	10	Pose
7000000206	427071	3M™ Speedglas™ udvendig beskyttelsesplade, 9000, varmeresistent, 427071	1	Pose
7100108831	527001	3M™ Speedglas™ udvendig beskyttelsesplade, 9100, ridsefast, 527001	10	Pose
7100016691	526000	3M™ Speedglas™ udvendig beskyttelsesplade, 9100, standard, 526000	10	Pose
7100104142	526010	3M™ Speedglas™ udvendig beskyttelsesplade, 9100, standard, 526010	1	Emballage
7100016690	527070	3M™ Speedglas™ udvendig beskyttelsesplade, 9100, varmeresistent, 527070	1	Pose
7100205305	626000	3M™ Speedglas™ udvendig beskyttelsesplade, G5-02, 626000	1	Pose
7100080220	726000	3M™ Speedglas™ udvendig beskyttelsesplade, SL, standard, 726000	1	Karton
7000000183	427000	3M™ Speedglas™ udvendig beskyttelsesplade, ridsefast, 427000	5	Pose

3M™ Speedglas™-beskyttelseskærme, -hætter og -svøb

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
700000230	169010	3M™ Speedglas™ beskyttelsesovertræk, -hætter og -svøb, forlænget halsbeskyttelse og høreværn, 9100-serien, 169010	1	pr. styk
7100186963	169043	3M™ Speedglas™ beskyttelsesovertræk, -hætter og -svøb, halsbeskyttelse, læder, G5-01, 169043	1	pr. styk
7100185839	169042	3M™ Speedglas™ beskyttelsesovertræk, -hætter og -svøb, halsbeskyttelse, stof, stor, G5-01, 169042	10	pr. styk
7100167240	169007	3M™ Speedglas™ beskyttelsesovertræk, -hætter og -svøb, hovedbeskyttelse, 9100 FX, ekstra stor, 169007	1	pr. styk
7000028006	164009	3M™ Speedglas™ beskyttelsesovertræk, -hætter og -svøb, hovedbeskyttelse, 9100, 164009	1	pr. styk
7100167239	169006	3M™ Speedglas™ beskyttelsesovertræk, -hætter og -svøb, hovedbeskyttelse, 9100FX, lille, 169006	1	pr. styk
7100185833	169022	3M™ Speedglas™ beskyttelsesovertræk, -hætter og -svøb, hovedbeskyttelse, G5-01, læder 169022	10	pr. styk
7100185847	169023	3M™ Speedglas™ beskyttelsesovertræk, -hætter og -svøb, hovedbeskyttelse, G5-01, læder, stor, 169023	1	pr. styk
7100185832	169020	3M™ Speedglas™ beskyttelsesovertræk, -hætter og -svøb, hovedbeskyttelse, G5-01, stof, lille, 169020	10	pr. styk
7100256090	169021	3M™ Speedglas™ beskyttelsesovertræk, -hætter og -svøb, hovedbeskyttelse, læder, fluorescerende gul, 169021	1	pr. styk
7000144522	169005	3M™ Speedglas™ beskyttelsesovertræk, -hætter og -svøb, hovedbeskyttelse, udvidet dækning, krone, 9100/9100 Air, 169005	1	pr. styk
7100003083	169100	3M™ Speedglas™ beskyttelsesovertræk, -hætter og -svøb, hætte, 169100	10	pr. styk
7100080224	164005	3M™ Speedglas™ beskyttelsesovertræk, -hætter og -svøb, høreværn og halsbeskyttelse, læder, 164005	1	Pose
7100167334	169014	3M™ Speedglas™ beskyttelsesovertræk, -hætter og -svøb, sikkerhedshjelmovertræk, 9100/ 9100MP-Lite, 169014	1	pr. styk
7100181383	169040	3M™ Speedglas™ beskyttelsesovertræk, -hætter og -svøb, stiv halsbeskyttelse, G5-01, 169040	1	pr. styk
7100185845	169041	3M™ Speedglas™ beskyttelsesovertræk, -hætter og -svøb, stiv halsbeskyttelse, stof, G5-01, 169041	1	pr. styk
7000044371	169001	3M™ Speedglas™ beskyttelsesovertræk, -hætter og -svøb, strubebeskytter, 9100-serien, 169001	1	pr. styk
7100106682	169015	3M™ Speedglas™ beskyttelsesovertræk, -hætter og -svøb, svøb, 9100MP/9100MP-Lite, 169015	10	pr. styk
7100185817	169030	3M™ Speedglas™ beskyttelsesovertræk, -hætter og -svøb, svøb, G5-01, 169030	1	pr. styk
7100189979	169035	3M™ Speedglas™ beskyttelsesovertræk, -hætter og -svøb, udvidet beskyttelsessæt, G5-01, 169035	1	pr. styk

3M™ Speedglas™ Svejssehuer

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100100079	954410	3M™ Speedglas™ svejsehætte, 954410	50	Emballage
7100112650	896056	3M™ Speedglas™ svejsehætte, Bump Cap, 9100 MP-Lite, 896056	1	pr. styk

3M™ svedbånd

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100173404	198017	3M™ svedbånd, G5-01, fleece-bomuld, 198017	1	Pose
7100169234	198016	3M™ svedbånd, G5-01, frotté, 198016	1	Pose
7100190171	198018	3M™ svedbånd, G5-01, læder, 198018	1	Pose
7100080223	168010	3M™ svedbånd, fleece-bomuld, 168010	20	Pose
7100080246	168012	3M™ svedbånd, fleece-bomuld, 168012	1	Pose
7100080253	167520	3M™ svedbånd, frotté, 167520	10	Pose
7000044367	168000	3M™ svedbånd, læder, 168000	1	pr. styk

3M™ Speedglas™-svejseskærmshovedstøtter

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100256659	536211	3M™ Speedglas™-svejseskærmshovedstøtte, stor, 536211	1	pr. styk

3M™ Speedglas™-svejseskærm arbejdslyskit

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100185841	169200	3M™ Speedglas™-svejseskærm arbejdslyskit, G5-01, 169200	1	pr. styk

3M™ Speedglas™ Strømkabler til svejseskærm arbejdslys

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100185829	169211	3M™ Speedglas™ strømkabel til svejseskærmarbejdslys, kort, 169211	1	pr. styk
7100185830	169210	3M™ Speedglas™ strømkabel til svejseskærmarbejdslys, langt, 169210	1	pr. styk

3M™ Speedglas™ Beskyttelsesplader til svejseskærm arbejdslys

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100191825	169205	3M™ Speedglas™ beskyttelsesplade til svejseskærmarbejdslys, G5-01, 169205	20	Pose

3M™ svejseposer, rygsække og poser

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100282441	BPK-HD	3M™ Speedglas™ Rygsæk til Adflo/Versaflo, Æske a 3 stk.	3	pr. styk
7100167362	790105	3M™ Speedglas™ opbevaringstaske til svejseskærm, G5-01, 790105	1	pr. styk
7100203048	790104	3M™ Speedglas™ opbevaringstaske til svejseskærm, G5-02, 790104	1	Pose

3M™ Speedglas™ Forstørrelsesglasholdere

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100181452	171035	3M™ Speedglas™ forstørrelsesglasholder, G5-01, 171035	1	pr. styk

3M™ Speedglas™ forstørrelsesglas

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100090451	171020	3M™ Speedglas™ forstørrelsesglas, 1,0X, 171020	1	Pose
7100167333	171021	3M™ Speedglas™ forstørrelsesglas, 1,5X, 171021	1	pr. styk
7100202361	172020	3M™ Speedglas™ forstørrelsesglas, 1,5X, G5-02, 172020	1	Pose
7000144517	171022	3M™ Speedglas™ forstørrelsesglas, 2,0X, 171022	1	pr. styk
7100202360	172021	3M™ Speedglas™ forstørrelsesglas, 2,0X, G5-02, 171021	1	Pose
7000028023	171023	3M™ Speedglas™ forstørrelsesglas, 2,5X, 171023	1	pr. styk
7100202396	172022	3M™ Speedglas™ forstørrelsesglas, 2,5X, G5-02, 172022	1	Pose
7000028033	171024	3M™ Speedglas™ forstørrelsesglas, 3,0X, 171024	1	pr. styk

3M™ klare svejsevisirer/svejseplader

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100104141	523010	3M™ klare svejsevisirer/svejseplade, 9100, standard, bulk, 523010	1	Emballage
7100080231	523001	3M™ klare svejsevisirer/svejseplader, 9100, anti-dug, 523001	1	Pose
7000000236	523000	3M™ klare svejsevisirer/svejseplader, 9100, standard, 523000	25	Pose

Udskiftningsskaller til 3M™ Speedglas™-svejseskærm

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000044490	751190	3M™ Speedglas™ erstatningsskal til svejseskærm, 100, sort, uden svejsekassette, 751190	1	pr. styk
710016822	401395	3M™ Speedglas™ erstatningsskal til svejseskærm, 9000/9002NC, 401395	1	pr. styk
7000044531	560890	3M™ Speedglas™ erstatningsskal til svejseskærm, 9100 Air, uden svejsekassette, 560890	1	pr. styk
7000044502	541890	3M™ Speedglas™ erstatningsskal til svejseskærm, 9100 FX, uden svejsekassette, 541890	1	pr. styk
7000044485	501890	3M™ Speedglas™ erstatningsskal til svejseskærm, 9100, sidevinduer, uden svejsekassette, 501890	1	pr. styk
7100205307	621195	3M™ Speedglas™ erstatningsskal til svejseskærm, G5-02, 621195	1	pr. styk
7000044453	701190	3M™ Speedglas™ erstatningsskal til svejseskærm, SL, uden svejsekassette, 701190	1	pr. styk
7000044571	570895	3M™ Speedglas™ erstatningsskal til svejseskærm, indvendig skærm, 9100 MP, 570895	1	pr. styk
7000044573	896055	3M™ Speedglas™ erstatningsskal til svejseskærm, sikkerhedshjelm, 9100 MP, 896055	1	pr. styk
7000044572	570495	3M™ Speedglas™ erstatningsskal til svejseskærm, udvendig skærm, 9100 MP, 570495	1	pr. styk
7100185831	610195	3M™ Speedglas™ erstatningsskal til svejseskærm, udvendig skærm, G5-01, vip op, 610195	1	pr. styk

3M™ Speedglas™ ansigtstætninger

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100011654	534100	3M™ Speedglas™ ansigtstætning, 9100 Air, 534100	1	pr. styk
7100167238	534000	3M™ Speedglas™ ansigtstætning, 9100 FX-Air, 534000	1	pr. styk
7100167292	534200	3M™ Speedglas™ ansigtstætning, 9100MP, 534200	1	pr. styk
7100161510	614000	3M™ Speedglas™ ansigtstætning, G5-01, 614000	1	pr. styk

3M™ Speedglas™ frontsvejseskærme

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000028051	772000	3M™ Speedglas™-svejseskærmsfront, 100, Silver, 772000	1	pr. styk
7100115362	432002	3M™ Speedglas™-svejseskærmsfront, 9002NC, 432002	1	pr. styk
7000028045	532000	3M™ Speedglas™-svejseskærmsfront, 9100, varmereflekterende, sølv, 532000	1	pr. styk
7010043778	532100	3M™ Speedglas™-svejseskærmsfront, 9100XXi, varmereflekterende, sølv, 532100	1	pr. styk
7100203042	622000	3M™ Speedglas™-svejseskærmsfront, G5-02, 622000	1	pr. styk
7100173966	610500	3M™ Speedglas™-svejseskærmsfront, indvendigt visir, G5-01, 610500	1	Pose
7100185834	610501	3M™ Speedglas™-svejseskærmsfront, opvippelig, G5-01, 610501	10	pr. styk
7100167200	540500	3M™ Speedglas™-svejseskærmsfront, sæt, 9100FX/9100MP, 540500	1	Kit

3M™ svejsehovedbøjler og hovedbøjlekomponenter

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000028072	705015	3M™ Speedglas™-svejseskærms hovedbøjle, 100/9000/SL, 705015	1	pr. styk
7100256086	613200	3M™ Speedglas™-svejseskærms hovedbøjle, G5-01, 613200	1	pr. styk
7000044488	536200	3M™ Speedglas™-svejseskærms hovedbøjle, bageste del, skralde, 9100, 536200	1	pr. styk
7100256092	616003	3M™ Speedglas™-svejseskærms hovedbøjle, bageste del, skralde, G5-01, 616003	10	pr. styk
7000044487	536100	3M™ Speedglas™-svejseskærms hovedbøjle, frontdel, 9100, 536100	1	pr. styk
7100203041	705020	3M™ Speedglas™-svejseskærms hovedbøjle, samlingsdele og svedbånd, G5-02, 705020	1	pr. styk
7100001460	533000	3M™ Speedglas™-svejseskærms hovedbøjler, 9100, 533000	1	pr. styk

3M™ Speedglas™ skinnekomponenter til svejseskærm med hurtigudløsning, QR-serien

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100031606	197139	3M™ Speedglas™ skinnekomponenter til svejseskærm med hurtigudløsning, QR-serien, 197139	1	pr. styk
7100031854	197142	3M™ Speedglas™ skinnekomponenter til svejseskærm med hurtigudløsning, QR-serien, gummidele, 197142	5	pr. styk





Beskyttelsesdragter

Beskyttelsesdragter

Beskyttelsesdragter

3M™ Beskyttelsesdragt 4500

3M™ beskyttelsesdragt 4500 er fremstillet af en blød, åndbar polypropylen, der giver brugeren fremragende varmeafledning og kølig komfort. Denne beskyttelsesdragt giver basal beskyttelse mod snavs, støv og ikke-skadelige væsker, og den er certificeret i henhold til CE Simple kat. I.



- Kategori 1 beskyttelsesdragt til let beskyttelse mod ikke-skadelige væsker og støv
- Det åndbare 45 gsm polypropylenmateriale giver CE Simple-certificering for ikke-skadelige partikler og væsker
- Fremragende åndbarhed og komfort ved lang tids brug

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000089594	4500W2XL	3M™ beskyttelsesdragt 4500, 2XL	20	pr. styk
7000089595	4500W3XL	3M™ beskyttelsesdragt 4500, 3XL	20	pr. styk
7000089596	4500W4XL	3M™ beskyttelsesdragt 4500, 4XL	20	pr. styk
7000089592	4500WL	3M™ beskyttelsesdragt 4500, L	20	pr. styk
7000089591	4500WM	3M™ beskyttelsesdragt 4500, M	20	pr. styk
7000089590	4500WS	3M™ beskyttelsesdragt 4500, S	20	pr. styk
7000089593	4500WXL	3M™ beskyttelsesdragt 4500, XL	20	pr. styk

3M™ Beskyttelsesdragt 4510

3M™ beskyttelsesdragt 4510 giver økonomisk beskyttelse mod smitsomme agenser, visse former for skadeligt støv og begrænset væskestænk. Vores PE-laminat inkluderer mikroporer, der tillader, at varme og fugt fordamper fra huden og ud gennem dragten, der er en let og komfortable, men alligevel beskyttende løsning.



- Type 5/6 beskyttelsesdragt, der er designet til at yde omkostningseffektiv beskyttelse mod skadeligt støv og begrænset væskestænk.
- Beskyttelse mod biologiske stoffer (EN 14126)
- Den er fremstillet af et blødt og let ikke-vævet stof med mikroporøst laminat, som yder beskyttelse mod stænk og giver styrke og åndbarhed.

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000089665	4510XXL	3M™ beskyttelsesdragt 4510, 2XL	20	pr. styk
7000089666	45103XL	3M™ beskyttelsesdragt 4510, 3XL	20	pr. styk
7000089667	45104XL	3M™ beskyttelsesdragt 4510, 4XL	20	pr. styk
7000089663	4510L	3M™ beskyttelsesdragt 4510, L	20	pr. styk
7000089662	4510M	3M™ beskyttelsesdragt 4510, M	20	pr. styk
7000089661	4510S	3M™ beskyttelsesdragt 4510, S	20	pr. styk
7000089664	4510XL	3M™ beskyttelsesdragt 4510, XL	20	pr. styk

Beskyttelsesdragter

3M™ Beskyttelsesdragt 4515

3M™ beskyttelsesdragt 4515 er en stærk 50 gsm SMS-beskyttelsesdragt med fremragende åndbarhed og komfort, hvilket betyder, at brugeren kan have den på i lange perioder og forbedre produktiviteten. CE-certificeret og beskytter mod støv, Type 5, flydende opsprøjt, Type 6 og EN 1073-2, Modstand mod nukleare partikler. En økonomisk løsning, der fås i en række farver for at hjælpe med identifikation og zoneinddeling.

- Type 5/6 beskyttelsesdragt, der er designet til at yde omkostningseffektiv beskyttelse mod skadeligt støv som f.eks. asbestfibre
- Fremstillet af meget åndbart ikke-vævet SMS, der effektivt frigiver kropsvarme og fugt og reducerer overophedning
- Blødt og stærkt SMS med 50 gsm giver stærk ydeevne



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000089622	4515B2XL	3M™ beskyttelsesdragt 4515, Blå, 2XL	20	pr. styk
7000089623	4515B3XL	3M™ beskyttelsesdragt 4515, Blå, 3XL	20	pr. styk
7000089624	4515B4XL	3M™ beskyttelsesdragt 4515, Blå, 4XL	20	pr. styk
7000089620	4515BL	3M™ beskyttelsesdragt 4515, Blå, L	20	pr. styk
7000089619	4515BM	3M™ beskyttelsesdragt 4515, Blå, M	20	pr. styk
7000089618	4515BS	3M™ beskyttelsesdragt 4515, Blå, S	20	pr. styk
7000089621	4515BXL	3M™ beskyttelsesdragt 4515, Blå, XL	20	pr. styk
7000089615	4515W2XL	3M™ beskyttelsesdragt 4515, Hvid, 2XL	20	pr. styk
7000089616	4515W3XL	3M™ beskyttelsesdragt 4515, Hvid, 3XL	20	pr. styk
7000089617	4515W4XL	3M™ beskyttelsesdragt 4515, Hvid, 4XL	20	pr. styk
7000089613	4515WL	3M™ beskyttelsesdragt 4515, Hvid, L	20	pr. styk
7000089612	4515WM	3M™ beskyttelsesdragt 4515, Hvid, M	20	pr. styk
7000089611	4515WS	3M™ beskyttelsesdragt 4515, Hvid, S	20	pr. styk
7000089614	4515WXL	3M™ beskyttelsesdragt 4515, Hvid, XL	20	pr. styk
7000089636	4515O2XL	3M™ beskyttelsesdragt 4515, Orange, 2XL	20	pr. styk
7000089637	4515O3XL	3M™ beskyttelsesdragt 4515, Orange, 3XL	20	pr. styk
7000089638	4515O4XL	3M™ beskyttelsesdragt 4515, Orange, 4XL	20	pr. styk
7000089634	4515OL	3M™ beskyttelsesdragt 4515, Orange, L	20	pr. styk
7000089633	4515OM	3M™ beskyttelsesdragt 4515, Orange, M	20	pr. styk
7000089632	4515OS	3M™ beskyttelsesdragt 4515, Orange, S	20	pr. styk
7000089635	4515OXL	3M™ beskyttelsesdragt 4515, Orange, XL	20	pr. styk

Beskyttelsesdragter

3M™ Beskyttelsesdragt 4520

3M™ beskyttelsesdragt 4520 er udviklet, så den har flere lag af SMMMS til effektiv udelukkelse og styrke samt et let 43 gsm-design. Fremragende åndbar og blød, der giver en fornemmelse af hessian, hvorfor den er komfortabel at have på i længere tid, ligesom den beskytter mod statiske afladninger, skadelige partikler og væskestænk af Type 5/6.

- Type 5/6-beskyttelsesdragt fremstillet af et meget let og åndbart materiale og designet til at yde beskyttelse mod skadeligt støv og begrænsede væskestænk og -sprøjt.
- Fremstillet af meget åndbart ikke-vævet SMMMS, der effektivt frigiver kropsvarme og fugt og reducerer overophedning.
- Blødt og stærkt SMS på 43 gsm med flere lag giver stærk ydeevne



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000034764	4520XXL	3M™ beskyttelsesdragt 4520, 2XL	20	pr. styk
7000089643	45203XL	3M™ beskyttelsesdragt 4520, 3XL	20	pr. styk
7000089644	45204XL	3M™ beskyttelsesdragt 4520, 4XL	20	pr. styk
7000034762	4520L	3M™ beskyttelsesdragt 4520, L	20	pr. styk
7000034761	4520M	3M™ beskyttelsesdragt 4520, M	20	pr. styk
7000089642	4520S	3M™ beskyttelsesdragt 4520, S	20	pr. styk
7000034763	4520XL	3M™ beskyttelsesdragt 4520, XL	20	pr. styk

3M™ Beskyttelsesdragt 4530

3M™ beskyttelsesdragt 4530 har fået en særlig materialebehandling, der gør den flammehæmmende, så den kan bæres uden over Index 2/3 FR-beklædningsgenstande; den yder øget modstand mod kemiske stænk og forbedret beskyttelse mod skadeligt støv, ligesom levetiden forlænges takket være mindre behov for vask. Certificeret til Type 5/6-beskyttelse mod skadeligt støv, Kat III, og antistatisk i henhold til EN 1149.

- Fremragende barriere mod tørre partikler og begrænset stænk fra flydende kemikalier (CE Type 5/6)
- Blødt og stærkt SMS på 54 gsm med flere lag giver stærk ydeevne
- Fremstillet af super åndbart ikke-vævet SMMS, der effektivt frigiver kropsvarme og fugt og reducerer overophedning



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000109014	4530XXL	3M™ beskyttelsesdragt 4530, 2XL	20	pr. styk
7000109015	45303XL	3M™ beskyttelsesdragt 4530, 3XL	20	pr. styk
7000109016	45304XL	3M™ beskyttelsesdragt 4530, 4XL	20	pr. styk
7000109012	4530L	3M™ beskyttelsesdragt 4530, L	20	pr. styk
7000109011	4530M	3M™ beskyttelsesdragt 4530, M	20	pr. styk
7100214328	4530S	3M™ beskyttelsesdragt 4530, S	20	pr. styk
7000109013	4530XL	3M™ beskyttelsesdragt 4530, XL	20	pr. styk

Beskyttelsesdragter

3M™ beskyttelsesdragt 4532+

3M™ Beskyttelsesdragt 4532+ har et unikt specialbehandlet materiale, der giver forstærket væskeafvisning med bedre afvisning af olier og alkoholer. Certificeret til Type 5 for farlige partikler og Type 6 for begrænset kemiske stænk og giver blødt og meget åndbar komfort med et SSMMS og med forbedret væskeafvisning, der normalt forbindes med et laminat.

- Unik væskeafvisning med behandlet materiale, der afviser olie og alkohol
- Blødt og stærkt SSMMS på 52 gsm med flere lag giver stærk ydeevne
- Fremstillet af meget åndbart uvævet SSMMS, der effektivt frigiver kropsvarme og fugt og reducerer temperaturophobning



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100016008	4532B2XL	3M™ beskyttelsesdragt 4532+, Blå, 2XL	20	pr. styk
7100015996	4532B3XL	3M™ beskyttelsesdragt 4532+, Blå, 3XL	20	pr. styk
7100016004	4532B4XL	3M™ beskyttelsesdragt 4532+, Blå, 4XL	20	pr. styk
7100015994	4532BL	3M™ beskyttelsesdragt 4532+, Blå, L	20	pr. styk
7100015993	4532BM	3M™ beskyttelsesdragt 4532+, Blå, M	20	pr. styk
7100015967	4532BS	3M™ beskyttelsesdragt 4532+, Blå, S	20	pr. styk
7100015922	4532BXL	3M™ beskyttelsesdragt 4532+, Blå, XL	20	pr. styk
7100015991	4532V2XL	3M™ beskyttelsesdragt 4532+, Cool Hvid, 2XL	20	pr. styk
7100015978	4532V3XL	3M™ beskyttelsesdragt 4532+, Cool Hvid, 3XL	20	pr. styk
7100016018	4532V4XL	3M™ beskyttelsesdragt 4532+, Cool Hvid, 4XL	20	pr. styk
7100016012	4532VL	3M™ beskyttelsesdragt 4532+, Cool Hvid, L	20	pr. styk
7100015949	4532VM	3M™ beskyttelsesdragt 4532+, Cool Hvid, M	20	pr. styk
7100016000	K453200	3M™ beskyttelsesdragt 4532+, Cool Hvid, S	20	pr. styk
7100015923	4532VXL	3M™ beskyttelsesdragt 4532+, Cool Hvid, XL	20	pr. styk

3M™ Beskyttelsesdragt 4535

3M™ beskyttelsesdragt 4535 har en fremragende balance af komfort og beskyttelse. Forsiden er lavet af et blødt, ikke-vævet robust 60 gsm materiale, med et mikroporøst laminat for forbedret stænkbeskyttelse, kombineret med et SMMMS bagpanel for øget åndbarhed. 3M beskyttelsesdragt 4535 fungerer som en barriere mod begrænset væskestænk og skadelige partikler.

- Type 5/6-beskyttelsesdragt fremstillet af ekstremt blødt, let, men alligevel holdbart materiale, der giver en god barriere mod skadelige partikler og begrænset væskestænk
- Specialdesign med åndbar panelhætte kombineret med store åndbare rygpaneler reducerer risikoen for overophedning i varme miljøer
- Tovejslynlås og stormlukning med elastiske åbninger reducerer risikoen for hudeksponering



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100216850	45353XL	3M™ beskyttelsesdragt 4535, 3XL	20	pr. styk
7100216888	45354XL	3M™ beskyttelsesdragt 4535, 4XL	20	pr. styk
7100216889	45352XL	3M™ beskyttelsesdragt, 4535-2XL	20	pr. styk
7100217010	4535L	3M™ beskyttelsesdragt, 4535-L	20	pr. styk
7100217011	4535M	3M™ beskyttelsesdragt, 4535-M	20	pr. styk
7100217012	4535S	3M™ beskyttelsesdragt, 4535-S	20	pr. styk
7100216848	4535XL	3M™ beskyttelsesdragt, 4535-XL	20	pr. styk

Beskyttelsesdragter

Focus

3M™ beskyttelsesdragt 4540+

3M™ beskyttelsesdragt 4540+ er lavet af ikke-vævet højkvalitets-bikomponent-laminat og har et åndbart trekantet SMMMS-bagpanel for forbedret komfort. Denne bløde og lette beskyttelsesdragt udgør en effektiv barriere mod skadelige partikler og begrænsede væskesprøjt.

- Fremragende barriere mod tørre partikler og stænk fra visse flydende kemikalier (CE Type 5/6)
- Af blødt og let, ultra-lavtfnuggende lamineret mikroporøst materiale, der dækker og hænger godt på kroppen, hvilket letter bevægelsesfriheden
- Hætte med tre paneler, tovejslynlås og stormlukning med genlukkelig tape og med elastik ved ryg og ankler for at reducere risikoen for hudeksponering



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100036529	4540VXXL	3M™ beskyttelsesdragt 4540+, 2XL	20	pr. styk
7100041597	4540V3XL	3M™ beskyttelsesdragt 4540+, 3XL	20	pr. styk
7100041420	4540V4XL	3M™ beskyttelsesdragt 4540+, 4XL	20	pr. styk
7100040416	4540VL	3M™ beskyttelsesdragt 4540+, L	20	pr. styk
7100040087	4540VM	3M™ beskyttelsesdragt 4540+, M	20	pr. styk
7100040415	4540VS	3M™ beskyttelsesdragt 4540+, S	20	pr. styk
7100040086	4540VXL	3M™ beskyttelsesdragt 4540+, XL	20	pr. styk

Focus

3M™ Beskyttelsesdragt 4545

3M™ beskyttelsesdragt 4545 er lavet med en sofistikeret, ikke-vævet bikomponent, der giver stor brudstyrke og er dækket med et ultra-lavtfnuggende mikroporøst laminat for at give en effektiv barriere mod farlige stænk, smitsomme agenser og partikler.

- Designet til at være behagelig, men yderst beskyttende over for CE-kategori III, type 5 og 6 skadeligt støv og begrænset væskesprøjt
- Af blødt og let, ultra-lavtfnuggende lamineret mikroporøst materiale, der dækker og hænger godt på kroppen, hvilket letter bevægelsesfriheden
- Hætte med tre paneler, tovejslynlås og stormlukning med genlukkelig tape og med elastik ved ryg og ankler for at reducere risikoen for hudeksponering



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7100198132	4545VXXL	3M™ beskyttelsesdragt 4545, 2XL	20	pr. styk
7100196882	4545V3XL	3M™ beskyttelsesdragt 4545, 3XL	20	pr. styk
7100198130	4545V4XL	3M™ beskyttelsesdragt 4545, 4XL	20	pr. styk
7100198241	4545VL	3M™ beskyttelsesdragt 4545, L	20	pr. styk
7100198129	4545VM	3M™ beskyttelsesdragt 4545, M	20	pr. styk
7100198128	4545VS	3M™ beskyttelsesdragt 4545, S	20	pr. styk
7100198131	4545VXL	3M™ beskyttelsesdragt 4545, XL	20	pr. styk

Beskyttelsesdragter

3M™ Beskyttelsesdragt 4570

3M™ Beskyttelsesdragt 4570 er fremstillet af et stærkt ikke-mikroporøst PE-laminat på 92 gsm og har et dobbelt frontlukningssystem og en stor lynlås, som gør den nem at tage af og på. Denne beskyttelsesdragt udgør en fremragende barriere mod væskesprøjt og dysestråler i henhold til Type 3 og farlige partikler i henhold til klasse 2 EN 1073-2.

- Meget effektiv beskyttelsesdragt til kemiske miljøer, der er certificeret i henhold til PPE-direktivkategori III, beskyttelsesniveau Type 3/4/5/6, hvilket gør den velegnet til beskyttelse mod en række dysestråler med kemikalier
- Fremstillet af et ikke-vævet 92 gsm lamineret materiale med kemisk beskyttede co-ekstruderede tapede sømme
- Integreret dobbelt stormlukningssystem med store ringlynlåse, så den er nem at tage af og på selv med handsker på



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000089691	4570GXXL	3M™ beskyttelsesdragt 4570, 2XL	12	pr. styk
7000089692	4570G3XL	3M™ beskyttelsesdragt 4570, 3XL	12	pr. styk
7000089693	4570G4XL	3M™ beskyttelsesdragt 4570, 4XL	12	pr. styk
7000089689	4570GL	3M™ beskyttelsesdragt 4570, L	12	pr. styk
7000089688	4570GM	3M™ beskyttelsesdragt 4570, M	12	pr. styk
7000089687	4570GS	3M™ beskyttelsesdragt 4570, S	12	pr. styk
7000089690	4570GXL	3M™ beskyttelsesdragt 4570, XL	12	pr. styk

3M™ Beskyttelsesdragt til lakeringsværksted 50198

3M™ beskyttelsesdragt til lakeringsværksted 50198 er CE-certificeret kategori III til type 5/6-standarder. Det er certificeret efter EN 119 til at reducere ophobning af statisk elektricitet. Fremstillet af et super-lavtfnugende robust laminat på fronten og tilbyder en åndbar SMMS-trekant bagpå for at give den optimale balance mellem beskyttelse og komfort.

- Fremragende barriere mod tørre partikler og stænk fra visse flydende kemikalier (CE Type 5/6)
- Antistatisk coating EN 1149-5 reducerer elektrostatisk udladning og risikoen for gnister
- EN 1073-2 – Modstand mod nukleare partikler



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000085107	50198XXL	3M™ beskyttelsesdragt 50198 til lakeringsværksted, 2XL	25	pr. styk
7000085110	50198L	3M™ beskyttelsesdragt 50198 til lakeringsværksted, L	25	pr. styk
7000085109	50198M	3M™ beskyttelsesdragt 50198 til lakeringsværksted, M	25	pr. styk
7000085108	50198XL	3M™ beskyttelsesdragt 50198 til lakeringsværksted, XL	25	pr. styk

Beskyttelsesdragter

3M™ Genanvendelig beskyttelsesdragt til lakeringsværksted 50425

3M™ genanvendelig beskyttelsesdragt 50425 giver bruger- og beklædningsbeskyttelse i en lang række miljøer og situationer. Yderst behagelig at have på og lavet af en let, åndbar polyester.

- Genanvendelig beskyttelsesdragt til almindelige værkstedsopgaver
- Kan vaskes
- Lavtfnuggende



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000034321	50425XXL	3M™ Genanvendelig beskyttelsesdragt 50425, 2XL	10	pr. styk
7000034319	50425L	3M™ Genanvendelig beskyttelsesdragt 50425, L	10	pr. styk
7000034318	50425M	3M™ Genanvendelig beskyttelsesdragt 50425, M	10	pr. styk
7000034320	50425XL	3M™ Genanvendelig beskyttelsesdragt 50425, XL	10	pr. styk

Beskyttelsesdragter

Laboratoriekittler

3M™ Engangslaboratoriekittel 4440

3M™ laboratoriekittel 4440 udgør en generel barriere mod ufarlige stoffer og væskestænk, og er ideel til lette opgaver. Laboratoriekittlen er fremstillet af det samme laminerede materiale som type 5/6 3M™ beskyttelsesdragt 4535.

- Kategori 1-laboratoriekittel lavet af let og åndbart materiale, som er ideelt til lette opgaver
- Antistatisk behandlet
- Fastgørelse for lynlås foran



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000089712	44402XL	3M™ laboratoriekittel 4440, 2XL	50	pr. styk
7000089713	44403XL	3M™ laboratoriekittel 4440, 3XL	50	pr. styk
7000089714	44404XL	3M™ laboratoriekittel 4440, 4XL	50	pr. styk
7000089710	4440L	3M™ laboratoriekittel 4440, L	50	pr. styk
7000089709	4440M	3M™ laboratoriekittel 4440, M	50	pr. styk
7000089708	4440S	3M™ laboratoriekittel 4440, S	50	pr. styk
7000089711	4440XL	3M™ laboratoriekittel 4440, XL	50	pr. styk

3M™ Besøgskittel 4400

3M™ besøgskittel 4400 er lavet af blød, åndbar polypropylen og er ideel til anvendelser på hygiejneområdet.

- Besøgskittel lavet af let og åndbart materiale, ideel til hygiejneopgaver
- Antistatisk behandlet
- Fastgørelse for lynlås foran



SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000089697	4400W2XL	3M™ besøgskittel 4400, 2XL	50	pr. styk
7000089698	4400W3XL	3M™ besøgskittel 4400, 3XL	50	pr. styk
7000089699	4400W4XL	3M™ besøgskittel 4400, 4XL	50	pr. styk
7000034777	4400WL	3M™ besøgskittel 4400, L	50	pr. styk
7000089695	4400WM	3M™ besøgskittel 4400, M	50	pr. styk
7000034776	4400WS	3M™ besøgskittel 4400, S	50	pr. styk
7000089696	4400WXL	3M™ besøgskittel 4400, XL	50	pr. styk

Beskyttelsesdragter

Tilbehør til beskyttelsesdragter

3M™ Engangsbeskyttelsesstøvleovertræk 450 serien

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000088638	450OVER	3M™ Disposable Protective Overboot Cover 450 Series, Universal Size	100	Par

3M™ Engangsbeskyttelsesstøvleovertræk 440 serien

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000089719	440	3M™ Disposable Protective Overboot Cover 440 Series, Universal Size	200	pr. styk

3M™ Engangsbeskyttelsesskoovertræk 442 serien

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000089720	442	3M™ Disposable Protective Overshoe Cover 442 Series, Universal Size	300	pr. styk

3M™ Engangsbeskyttelsesskoovertræk 402 serien

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000089721	40240	3M™ Disposable Protective Overshoe Cover 402 Series, Slip Resistant, Universal Size	300	pr. styk

3M™ Engangsbeskyttelsesovertræksærmer 444 serien

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000089717	444	3M™ Disposable Protective Oversleeve 444 Series, Universal Size	300	pr. styk

3M™ Engangsbeskyttelsesovertrækshætte 446 serien

SAP ID	Prod. Nr	Produktbeskrivelse	MOQ	Mindste Enh.
7000089715	446	3M™ Disposable Protective Overhood 446 Series, White, Standard Size	300	pr. styk

Produkt Index

SAP ID	Side
7000000142	46
7000000144	46
7000000145	46
7000000147	47
7000000149	47
7000000151	47
7000000156	52
7000000157	55
7000000158	51
7000000159	51
7000000182	170
7000000183	171
7000000206	171
7000000217	159
7000000218	159
7000000219	159
7000000221	166
7000000225	170
7000000226	170
7000000227	170
7000000230	172
7000000236	174
7000001897	22
7000001898	22
7000001945	24
7000002042	22
7000002387	84
7000002409	84
7000006980	11
7000009698	120
7000009701	122
7000021315	20
7000027992	47
7000027993	52
7000028006	172
7000028010	168
7000028023	174
7000028033	174
7000028043	167
7000028044	166
7000028045	175
7000028051	175
7000028062	169
7000028067	169
7000028072	175
7000028074	167
7000028075	167
7000029587	23
7000029735	20
7000030030	12
7000030031	12
7000032083	20
7000032466	144
7000032480	148
7000032481	148
7000032483	148
7000032493	146
7000032494	146

SAP ID	Side
7000032497	150
7000032498	150
7000032500	150
7000032501	151
7000034318	184
7000034319	184
7000034320	184
7000034321	184
7000034734	11
7000034738	12
7000034740	12
7000034746	20
7000034747	20
7000034749	20
7000034750	20
7000034751	20
7000034761	180
7000034762	180
7000034763	180
7000034764	180
7000034776	185
7000034777	185
7000037673	20
7000037674	20
7000037675	20
7000038198	70
7000038199	72
7000038200	72
7000038202	71
7000038203	70
7000038205	78
7000038206	78
7000038207	79
7000038208	79
7000038210	79
7000038211	79
7000038212	79
7000038214	80
7000038216	124
7000039616	78
7000039617	78
7000039618	78
7000039619	79
7000039620	79
7000039621	79
7000039622	79
7000039623	79
7000039624	79
7000039647	81
7000039648	101
7000039650	101
7000039680	80
7000039681	80
7000039713	120
7000039714	120
7000039715	120
7000039716	120
7000039717	120

SAP ID	Side
7000039718	120
7000039719	121
7000039720	122
7000039721	122
7000039722	121
7000040037	101
7000042672	43
7000042673	54
7000042674	54
7000042675	49
7000042676	54
7000042677	54
7000042678	54
7000042683	52
7000042684	53
7000042685	53
7000042907	51
7000042917	53
7000043086	142
7000044238	49
7000044241	54
7000044242	54
7000044300	46
7000044301	46
7000044302	46
7000044308	53
7000044309	53
7000044317	50
7000044338	162
7000044367	173
7000044371	172
7000044404	52
7000044405	49
7000044417	49
7000044425	50
7000044451	166
7000044453	174
7000044482	159
7000044485	174
7000044487	175
7000044488	175
7000044490	174
7000044502	174
7000044521	158
7000044527	169
7000044531	174
7000044532	158
7000044560	160
7000044564	164
7000044571	174
7000044572	174
7000044573	174
7000044586	167
7000044615	163
7000044619	164
7000051789	22
7000052348	20
7000052710	71

SAP ID	Side
7000052711	71
7000052712	69
7000052713	69
7000052714	69
7000052715	71
7000052844	70
7000052845	71
7000052849	74
7000052850	73
7000052851	73
7000052879	82
7000052881	83
7000052882	83
7000052883	84
7000052884	83
7000052909	12
7000059880	51
7000059883	20
7000061551	15
7000061553	14
7000061555	14
7000061557	20
7000061868	151
7000061918	143
7000061919	143
7000061920	143
7000061921	143
7000061922	143
7000061924	148
7000061926	151
7000061933	149
7000061936	146
7000061939	150
7000061941	150
7000061943	150
7000061946	150
7000062167	146
7000062428	150
7000062429	150
7000062781	148
7000062782	148
7000062783	148
7000062786	148
7000062913	146
7000062914	149
7000062915	149
7000079742	15
7000079751	29
7000085107	183
7000085108	183
7000085109	183
7000085110	183
7000087291	29
7000088331	54
7000088345	56
7000088638	186
7000088730	10
7000088787	12

Produkt Index

SAP ID	Side
7000088835	11
7000088836	11
7000089105	20
7000089396	70
7000089404	75
7000089405	75
7000089406	74
7000089407	75
7000089416	128
7000089590	178
7000089591	178
7000089592	178
7000089593	178
7000089594	178
7000089595	178
7000089596	178
7000089611	179
7000089612	179
7000089613	179
7000089614	179
7000089615	179
7000089616	179
7000089617	179
7000089618	179
7000089619	179
7000089620	179
7000089621	179
7000089622	179
7000089623	179
7000089624	179
7000089632	179
7000089633	179
7000089634	179
7000089635	179
7000089636	179
7000089637	179
7000089638	179
7000089642	180
7000089643	180
7000089644	180
7000089661	178
7000089662	178
7000089663	178
7000089664	178
7000089665	178
7000089666	178
7000089667	178
7000089687	183
7000089688	183
7000089689	183
7000089690	183
7000089691	183
7000089692	183
7000089693	183
7000089695	185
7000089696	185
7000089697	185
7000089698	185

SAP ID	Side
7000089699	185
7000089708	185
7000089709	185
7000089710	185
7000089711	185
7000089712	185
7000089713	185
7000089714	185
7000089715	186
7000089717	186
7000089719	186
7000089720	186
7000089721	186
7000095022	151
7000103721	72
7000103727	72
7000103729	75
7000103730	75
7000103732	69
7000103733	69
7000103735	72
7000103736	70
7000103737	78
7000103745	72
7000103747	71
7000103748	70
7000103751	122
7000103757	73
7000103770	122
7000103777	70
7000103787	80
7000103788	127
7000103790	124
7000103791	127
7000103792	127
7000103793	127
7000103796	72
7000103820	124
7000103823	122
7000103850	121
7000103853	123
7000103855	123
7000103856	123
7000103857	123
7000103918	53
7000103964	51
7000103966	49
7000103970	51
7000103971	49
7000103972	49
7000103973	49
7000103979	54
7000103980	54
7000103987	76
7000103988	76
7000103989	76
7000103990	76
7000103991	77

SAP ID	Side
7000103992	77
7000103993	77
7000103994	77
7000103995	78
7000103996	78
7000104037	45
7000104045	81
7000104046	81
7000104047	81
7000104048	81
7000104049	81
7000104052	121
7000104055	121
7000104061	56
7000104063	53
7000104116	70
7000104156	124
7000104176	14
7000104177	14
7000104178	14
7000104208	124
7000104209	124
7000104210	124
7000104211	124
7000104212	124
7000104213	124
7000107754	80
7000107763	79
7000107783	130
7000107956	130
7000107958	80
7000107973	80
7000107979	79
7000108016	81
7000108023	100
7000108026	100
7000108029	129
7000108030	129
7000108175	128
7000108283	99
7000108287	120
7000108288	120
7000108289	120
7000108290	120
7000108291	120
7000108292	120
7000108293	120
7000108294	120
7000108295	120
7000108296	120
7000108297	120
7000108298	120
7000108315	122
7000108316	121
7000108317	121
7000108322	120
7000108376	99
7000108403	127

SAP ID	Side
7000108492	91
7000108538	99
7000108540	95
7000108541	95
7000108542	95
7000108590	29
7000109011	180
7000109012	180
7000109013	180
7000109014	180
7000109015	180
7000109016	180
7000127268	100
7000141077	102
7000144498	43
7000144499	51
7000144501	49
7000144502	49
7000144503	49
7000144504	49
7000144505	49
7000144517	174
7000144522	172
7000144525	169
7000144540	168
7000144541	168
7000144936	130
7000146481	129
7000146845	15
7000146847	15
7000146849	15
7000147271	102
7010043778	175
7010044372	101
7010528331	151
7100001460	175
7100001829	52
7100001960	122
7100002023	120
7100003010	11
7100003083	172
7100004634	23
7100004635	23
7100004636	23
7100005643	49
7100005806	54
7100006000	20
7100006209	143
7100006955	51
7100006958	49
7100010253	49
7100010410	148
7100010431	148
7100010682	143
7100011265	128
7100011287	47
7100011652	159
7100011654	175

Produkt Index

SAP ID	Side
7100014390	150
7100015050	20
7100015051	18
7100015052	18
7100015922	181
7100015923	181
7100015949	181
7100015967	181
7100015974	18
7100015978	181
7100015991	181
7100015993	181
7100015994	181
7100015996	181
7100016000	181
7100016004	181
7100016008	181
7100016012	181
7100016018	181
7100016085	103
7100016690	171
7100016691	171
7100016704	128
7100016860	171
7100018809	37
7100018861	37
7100018994	15
7100018995	15
7100020699	15
7100020971	40
7100020995	40
7100020996	40
7100020997	40
7100020998	40
7100020999	40
7100021096	54
7100021247	50
7100021248	50
7100021251	50
7100021252	50
7100021255	51
7100021336	50
7100022221	168
7100024108	56
7100029146	124
7100029680	127
7100030107	122
7100031602	161
7100031606	175
7100031854	175
7100032397	166
7100032898	165
7100033247	121
7100033454	121
7100033455	121
7100033456	121
7100033457	121
7100035841	53

SAP ID	Side
7100035843	50
7100035845	51
7100035846	52
7100036529	182
7100038562	51
7100040086	182
7100040087	182
7100040415	182
7100040416	182
7100041420	182
7100041597	182
7100049480	129
7100050502	146
7100050720	28
7100052193	20
7100053532	38
7100054792	164
7100055314	49
7100055548	158
7100055580	160
7100057145	11
7100062125	82
7100062126	85
7100062127	85
7100062128	85
7100063118	81
7100063882	52
7100063883	53
7100063886	55
7100063895	55
7100063944	52
7100064141	56
7100064142	53
7100064281	101
7100064410	82
7100064519	102
7100064600	102
7100064688	102
7100064963	75
7100066103	28
7100066104	28
7100066105	28
7100066371	90
7100066387	90
7100066388	90
7100067410	101
7100069524	51
7100069736	83
7100074090	91
7100074368	147
7100075338	102
7100075380	102
7100075611	101
7100077171	123
7100077179	123
7100077208	123
7100077212	123
7100077280	123

SAP ID	Side
7100077281	123
7100078880	136
7100078881	140
7100078882	140
7100078883	140
7100078986	136
7100078987	136
7100078988	136
7100078989	136
7100079870	47
7100079871	47
7100079872	47
7100079873	48
7100079874	48
7100080184	140
7100080185	140
7100080186	140
7100080187	140
7100080220	171
7100080221	166
7100080223	173
7100080224	172
7100080227	170
7100080228	170
7100080229	170
7100080231	174
7100080240	168
7100080246	173
7100080248	168
7100080252	50
7100080253	173
7100080254	129
7100080258	140
7100081292	151
7100081293	151
7100081542	11
7100081543	11
7100082483	129
7100082484	129
7100088372	101
7100088417	96
7100088423	94
7100088424	94
7100088455	94
7100088456	94
7100089592	74
7100090450	170
7100090451	174
7100091323	11
7100092247	171
7100092252	171
7100092586	130
7100092588	130
7100092589	130
7100095525	76
7100095526	76
7100095550	78
7100095551	77

SAP ID	Side
7100095553	77
7100096305	124
7100097443	76
7100097444	77
7100097605	77
7100098846	36
7100098908	36
7100099097	100
7100099577	50
7100099844	98
7100099845	98
7100099853	52
7100099854	52
7100099881	98
7100099883	98
7100099908	51
7100099909	53
7100100079	172
7100100262	75
7100100263	72
7100100637	72
7100100638	72
7100101091	11
7100101874	81
7100102568	151
7100103087	90
7100103396	121
7100103558	121
7100103562	121
7100103563	121
7100103587	121
7100103588	121
7100104114	170
7100104115	170
7100104141	174
7100104142	171
7100104310	20
7100104312	20
7100104317	20
7100104324	121
7100104327	20
7100104449	121
7100106682	172
7100106703	98
7100106867	98
7100108745	171
7100108831	171
7100111802	71
7100112010	135
7100112102	102
7100112112	101
7100112180	135
7100112333	164
7100112335	160
7100112650	172
7100112712	139
7100112713	139
7100112715	139

Produkt Index

SAP ID	Side
7100112716	139
7100112717	139
7100112718	139
7100112721	139
7100112724	139
7100112725	151
7100113098	13
7100113101	13
7100113102	13
7100113103	13
7100113104	28
7100113507	96
7100113964	100
7100114034	96
7100114612	137
7100114613	137
7100114634	166
7100114948	137
7100115362	175
7100116822	174
7100116824	160
7100122439	81
7100123139	76
7100123157	76
7100123159	78
7100123160	77
7100123162	77
7100134313	10
7100134314	10
7100134761	139
7100135289	50
7100135719	169
7100135815	13
7100137832	55
7100137850	55
7100137903	56
7100137904	56
7100137905	55
7100138120	10
7100138357	10
7100140500	43
7100140750	129
7100144401	171
7100146291	148
7100146292	148
7100148026	136
7100148052	136
7100148072	136
7100148073	136
7100148074	136
7100148075	136
7100148081	136
7100148082	136
7100148456	169
7100148985	128
7100150921	53
7100150925	49
7100153224	19

SAP ID	Side
7100153226	19
7100153231	19
7100153235	19
7100153236	19
7100153423	96
7100153479	96
7100153481	96
7100161510	175
7100166681	161
7100166682	161
7100166688	161
7100166689	161
7100166692	161
7100166694	42
7100166696	162
7100166697	162
7100166698	162
7100166702	161
7100166705	161
7100166706	161
7100166717	161
7100166718	159
7100166720	161
7100166721	159
7100166722	159
7100166723	163
7100166725	159
7100166732	159
7100166733	159
7100166734	161
7100166735	161
7100167200	175
7100167238	175
7100167239	172
7100167240	172
7100167242	167
7100167292	175
7100167333	174
7100167334	172
7100167362	173
7100167881	169
7100169180	39
7100169234	173
7100171979	14
7100171980	14
7100172003	14
7100172004	14
7100172005	14
7100172006	14
7100173404	173
7100173966	175
7100175093	118
7100175094	118
7100175095	118
7100175096	118
7100175097	118
7100175098	118
7100175099	118

SAP ID	Side
7100175100	118
7100175101	118
7100175511	118
7100175512	118
7100175533	118
7100175534	118
7100175535	118
7100175536	118
7100175537	118
7100175546	119
7100175547	119
7100175553	119
7100175587	128
7100175589	128
7100175590	129
7100175591	119
7100175592	119
7100175593	119
7100175594	119
7100175595	119
7100175596	119
7100175597	119
7100175598	119
7100175599	119
7100175600	119
7100175601	119
7100175602	119
7100175603	119
7100175604	119
7100175605	119
7100175606	119
7100176840	127
7100176968	127
7100176972	127
7100180680	129
7100180681	128
7100180682	128
7100180703	128
7100181383	172
7100181452	174
7100184498	28
7100185109	137
7100185183	147
7100185268	137
7100185269	137
7100185278	137
7100185279	135
7100185289	137
7100185290	147
7100185291	137
7100185292	137
7100185618	165
7100185762	102
7100185795	102
7100185797	102
7100185799	102
7100185800	102
7100185817	172

SAP ID	Side
7100185829	173
7100185830	173
7100185831	174
7100185832	172
7100185833	172
7100185834	175
7100185839	172
7100185841	173
7100185845	172
7100185847	172
7100185852	165
7100186963	172
7100188168	28
7100189372	51
7100189597	51
7100189979	172
7100190170	170
7100190171	173
7100191443	102
7100191444	102
7100191825	173
7100193170	102
7100193227	102
7100193228	102
7100193229	102
7100194360	90
7100195906	93
7100195960	93
7100195961	93
7100195976	93
7100196045	93
7100196882	182
7100197270	19
7100197283	19
7100197284	19
7100197285	19
7100197286	19
7100197481	19
7100197556	102
7100197565	102
7100197566	102
7100197568	102
7100197572	102
7100197718	102
7100197719	102
7100198128	182
7100198129	182
7100198130	182
7100198131	182
7100198132	182
7100198241	182
7100201938	95
7100202350	170
7100202360	174
7100202361	174
7100202396	174
7100203041	175
7100203042	175

Produkt Index

SAP ID	Side
7100203048	173
7100203150	98
7100203297	97
7100203298	97
7100203299	97
7100203302	97
7100203635	97
7100203636	97
7100203637	97
7100203638	98
7100203639	97
7100204034	165
7100204388	95
7100204418	95
7100204419	95
7100205297	93
7100205299	93
7100205302	93
7100205304	93
7100205305	171
7100205306	157
7100205307	174
7100205729	98
7100206559	126
7100206560	126
7100206561	126
7100206562	126
7100206581	126
7100206582	126
7100206586	126
7100206593	126
7100206891	19
7100206892	19
7100207096	126
7100207323	102
7100208068	126
7100208382	141
7100208751	141
7100208793	141
7100208815	141
7100208817	141
7100208818	141
7100208819	141
7100208820	141
7100208825	141
7100208826	141
7100209252	145
7100209340	145
7100209384	145
7100209413	145
7100209416	145
7100209425	145
7100209426	145
7100209427	145
7100209428	145
7100209430	145
7100209600	141
7100212096	127

SAP ID	Side
7100214328	180
7100216191	147
7100216192	147
7100216261	142
7100216507	142
7100216514	147
7100216582	147
7100216595	142
7100216617	147
7100216621	142
7100216848	181
7100216850	181
7100216888	181
7100216889	181
7100217010	181
7100217011	181
7100217012	181
7100217397	169
7100217750	125
7100217836	125
7100217837	125
7100217838	125
7100217844	125
7100217846	125
7100217847	125
7100217850	125
7100217852	125
7100217854	125
7100217856	125
7100217857	125
7100217858	125
7100217859	125
7100217860	125
7100217861	125
7100217862	125
7100217863	125
7100217864	125
7100217865	125
7100217866	125
7100217867	125
7100217868	125
7100217873	125
7100217874	125
7100217875	125
7100217876	125
7100217877	125
7100217946	145
7100218079	145
7100218150	141
7100218151	142
7100218153	141
7100218163	142
7100218306	142
7100218783	51
7100219827	102
7100220423	141
7100220865	102
7100222333	169

SAP ID	Side
7100222674	49
7100222675	49
7100224037	102
7100224039	102
7100224833	130
7100229259	94
7100229277	94
7100229734	130
7100232846	125
7100232855	129
7100233732	40
7100233763	40
7100233764	37
7100233765	37
7100233766	40
7100233767	37
7100236681	29
7100236811	49
7100236812	52
7100236816	29
7100236821	29
7100236838	49
7100236843	49
7100236853	51
7100236854	51
7100236885	17
7100236941	17
7100236942	17
7100236989	18
7100237033	18
7100237055	54
7100237883	50
7100237884	51
7100240278	100
7100240431	101
7100240432	100
7100240624	100
7100240628	20
7100241118	129
7100243141	151
7100243142	138
7100243934	138
7100243935	151
7100243943	151
7100243963	138
7100243964	138
7100243969	135
7100243970	140
7100243971	138
7100243977	138
7100243978	138
7100243979	138
7100243980	138
7100243987	147
7100243988	143
7100243989	138
7100243995	138
7100244022	138

SAP ID	Side
7100244045	138
7100244046	135
7100244047	135
7100244048	135
7100244049	140
7100244050	143
7100244060	135
7100244061	135
7100244062	138
7100244063	140
7100244064	135
7100244065	143
7100244066	140
7100244069	143
7100244145	151
7100244200	147
7100244201	138
7100245437	101
7100246136	130
7100246983	100
7100246985	100
7100246986	100
7100247026	100
7100247316	129
7100247722	100
7100249088	58
7100249097	58
7100249356	58
7100251921	59
7100253622	100
7100254233	29
7100256071	45
7100256086	175
7100256090	172
7100256092	175
7100256131	163
7100256282	92
7100256283	92
7100256371	169
7100256562	157
7100256658	92
7100256659	173
7100256707	129
7100257811	92
7100257812	157
7100257837	167
7100257936	45
7100257937	45
7100257943	163
7100257944	157
7100257945	157
7100257946	170
7100258110	163
7100258326	163
7100258327	163
7100258328	163
7100258667	45
7100258668	45

Produkt Index

SAP ID	Side
7100258808	39
7100258809	39
7100258810	39
7100258909	10
7100258911	10
7100258912	10
7100258913	10
7100259002	167
7100259107	161
7100259576	38
7100260628	21
7100260643	21
7100260644	21
7100260645	21
7100260646	21
7100260718	52
7100260719	52
7100262626	17
7100262627	17
7100262628	17
7100264002	100
7100264003	100
7100264326	101
7100264725	21
7100264730	49
7100264834	21
7100264835	21
7100264836	21
7100264837	21
7100264838	21
7100264839	21
7100264840	21
7100264841	21
7100265015	21
7100265016	42
7100265024	16
7100265025	51
7100265026	42
7100265028	44
7100265033	42
7100265034	44
7100265035	44
7100265036	44
7100265044	16
7100265048	44
7100265049	44
7100265050	55
7100265060	44
7100265070	16
7100265071	16
7100265072	16
7100265073	16
7100265074	18
7100265075	18
7100265192	49
7100265213	51
7100265218	49
7100265222	16

SAP ID	Side
7100265223	16
7100265226	48
7100265228	16
7100265229	16
7100265235	16
7100265236	18
7100265237	21
7100265238	44
7100265239	21
7100265523	21
7100265524	16
7100265593	23
7100266028	21
7100266031	21
7100266045	55
7100266123	37
7100277744	167
7100277745	167
7100278098	29
7100279645	168
7100279646	168
7100282441	173
7100288125	167
7100288286	73
7100288287	73
7100290789	41
7100293324	41
7100293325	41
7100293327	41
7100293328	41
7100293329	41
7100293330	41
7100293333	52
7100295035	41
7100299964	41
7100300071	50

3M a/s — General Terms and Conditions

These General Terms and Conditions apply unless otherwise agreed in writing between 3M a/s ("3M") and the customer.

Orders, Prices etc.

1. An offer shall be binding on 3M for thirty (30) days from the date of the offer, unless otherwise stated in writing. No terms and conditions outside the offer, the order confirmation and/or these General Terms and Conditions shall be binding upon 3M unless this has been explicitly confirmed in writing.
2. Any information regarding weight, dimensions, capacity etc. in catalogues, prospectuses, brochures etc. are estimates only and not binding unless agreed upon in writing. All technical data is provided subject to design modifications.
3. Any change in customs duties, taxes or other official charges, which results in increased costs for 3M, entitles 3M to increase the offered or agreed price. Orders below DKK 7,500 (VAT excluded) or such other specific minimum value as established by 3M from time to time ("Minimum value"), shall be subject to a fee of DKK 1,100 (VAT excluded) or such other fee as established and charged by 3M from time to time.
4. All prices are exclusive of VAT and other taxes and official charges. The price is based upon the exchange rate(s) stated in the offer of Danish crowns (DKK) against the foreign currency or currencies stated in the offer or, if no such exchange rate(s) is/are stated, the actual selling rate, as at the date of the offer, of the foreign currency or currencies stated in the offer, in accordance with the daily fixing rates (base rate) established by the Danish Central Bank (*DK: Nationalbanken*). If the selling rates (fixing rates) issued by the Danish Central Bank regarding the relevant currency on the day prior to the delivery (or partial delivery) date deviates from the above mentioned base rate by more than five (5) percentage points, 3M shall be entitled to adjust the price accordingly. The Danish Central Bank's selling rates (fixing rates) are published on the Danish Central Bank's website, www.nationalbanken.dk.

Payment

5. Payment is due fourteen (14) days from the date of invoice. Any payments not made when due shall accrue interest from the due date until the date payment is made at a monthly interest rate equal to one and a half (1.5) percentage points.
6. If any payment is overdue by more than two (2) weeks, 3M shall be entitled to cancel the purchase. In the event of such cancellation, the customer shall be obliged to return the unpaid products immediately.
7. 3M shall be entitled to request adequate security for any outstanding portion of the purchase price until the purchase price has been paid in full. 3M shall be entitled to cancel the purchase if adequate security, in the opinion of 3M, is not presented immediately upon such request.

Transportation and Packing

8. 3M shall handle the packing and delivery of products to the customer. Transportation and handling fees shall be charged in accordance with 3M's rates prevailing at the time of delivery. Any pallet cost can be charged separately to the customer. If the customer requests express delivery (e.g. express cargo, courier, airfreight), the customer shall be obliged to compensate 3M for the actual cost of transportation in addition to the handling charge. Special terms apply for delivery outside of Denmark. Provisions relating to liability during transportation are stated in Section 9.

Delivery Terms

9. Delivery terms are DAP, Incoterms 2020 except for Faroe Islands, Greenland, and Iceland which are CPT, Incoterms 2020.

Delivery terms are amended with Place of Destination in the order confirmation.

If damage has occurred to the product during transportation, the customer shall give 3M notice thereof in accordance with Section 16.

Time for Delivery, etc.

The specified time for delivery commences as of the execution date of the order confirmation, unless otherwise agreed in writing. The product shall be considered delivered when the risk of loss and damage passes to the customer in accordance with Section 9.

10. If the delivery (or partial delivery) is delayed by more than 1/3 of the agreed time for delivery, but not less than three (3) weeks, and if the delay is attributable to 3M, the customer shall be entitled to cancel the delayed delivery (or partial delivery) if the delay is of material importance to the customer. The cancellation shall be presented in writing within one (1) week from the date the right of cancellation arose.
11. This Section sets out exhaustively the customer's right of cancellation due to delays in delivery.

Any and all damages for loss incurred due to delays in delivery, or cancellation due to delays in delivery, is subject to prior written agreement between 3M and the customer.

12. 3M shall be entitled to over or under-deliver up to ten (10) per cent of the agreed quantity of goods which is not in 3M's stock but supplied on request.
- 13.

Liability for defects

14. 3M shall ensure that products sold at the time the risk passes as stipulated in Section 9 are free from defects and deficiencies in design, material and workmanship. If the product is of a type that requires installation or service, 3M shall only be liable for defects remaining after such modification or service has been carried out. This Section 14 sets out 3M's complete responsibility for defects and deficiencies in the products. All other representations and warranties, whether expressed or implied, are specifically disclaimed.
15. 3M's liability is limited to defects and deficiencies existing at the time the risk in the products passes as stipulated in Section 9 and which are established within thirty (30) days from that date. A standstill caused by the defect or deficiency shall not act to extend this period.
16. Upon discovery of the defect or deficiency, the customer shall immediately make a claim in writing to 3M in the form of a detailed description of the defect or deficiency. However, such claim must be presented to 3M no later than seven (7) days after the day the customer discovered or ought to have discovered the defect or deficiency. The customer shall not be entitled to any damages under any claim not made in accordance with this Section.
17. Upon receipt of a claim based on a defect or deficiency in a product in accordance with Section 16, which has been approved by 3M, 3M shall be entitled, in its discretion, to either accept the return of the defective product and credit the customer with the purchase price paid by the customer, or repair or replace the defective product. 3M's liability for products repaired or replaced under this Section shall be equivalent to its liability for the original product for a period of thirty (30) days.
18. 3M's liability for defects and deficiencies in delivered products is limited to the above. The customer shall not be entitled to any remedies other than the above in relation to defects or deficiencies.

Indirect damage, etc.

19. The customer is not entitled to, and 3M is not in any event liable to pay, damages for consequential damage, including but not limited to loss of profit, loss of production or any other indirect damage. Further, except for product liability (see below), 3M is not in any event liable to pay damages for damage or injury which the delivered product has caused to other property or persons.
20. In relation to product liability, 3M will only assume liability for defects or safety deficiencies pursuant to mandatory product liability regulations. 3M will however not accept liability if defects or safety deficiencies have been caused due to the customer's or a third party's use or misuse, services, installations, instructions, modifications, adaptations or the like.

If claims are presented to the customer, customer shall give 3M notice of such claim and make it possible for 3M, if 3M so wishes, to comment on the formulation of the customer's statement of defence or the terms of a possible settlement with the person presenting the claim.

Compliance

21. The customer and its owners, officers, employees and other representatives (collectively referred to as "Representatives") and its affiliates, subcontractors and consultants shall act in accordance with all national and international laws (including but not limited to anti-bribery, money laundering, competition, employment and environmental legislation) and other regulations applicable to 3M, the customer and/or the services or products to which the agreement with the customer relates (collectively referred to as "Laws"). The customer undertakes to immediately inform 3M if it becomes aware of, or has any reason to suspect, the violation of any Law by the customer, its affiliates, subcontractors, consultants or Representatives.
22. The customer warrants that the customer and its affiliates, subcontractors, consultants or Representatives will not make, authorize, or offer to make, either directly or indirectly, for the purpose of obtaining, retaining or directing business or obtaining any undue advantage in connection with any agreement or business transaction relating to 3M, any loan, gift, donation, payment, or transfer of any other item of value to any person or entity, including but not limited to, any government employee, including without limitation any federal, regional or local government department, agency or organization, or an enterprise owned or controlled, even in part, by a government, any political party or any official or employee of a political party, any official or employee of a public international organization, any candidate for political office, or any employee of 3M or any current or potential customer of 3M.
23. A breach of Sections 21 and 22 shall entitle 3M to immediately terminate the agreement with the customer.

Retention of title

24. Product(s) delivered shall remain the property of 3M until payment has been made in full for 3M's receivables against the customer.
25. It is incumbent upon the customer to take out insurance (with 3M as beneficiary under the policy) for the delivered product(s). The insurance shall be valid from the day the risk passes to the customer until payment has been made in full in accordance with Section 24.

Intellectual Property Rights

26. The customer shall immediately notify 3M of any third party claim alleging that products delivered infringe third party intellectual property rights (patent, registered design, trademark, copyright or other intellectual property rights). Provided the customer presents such claim immediately and provided the customer grants 3M sole authority to defend or settle the case, 3M undertakes, at 3M's expense, to defend the case, or come to a settlement, with the third party whose intellectual property rights have been infringed by the delivered product.
27. If a court of competent jurisdiction holds that a delivered product has infringed third party intellectual property rights, 3M shall, at its own expense, and in its discretion, obtain for the customer the right to continue using the product, replace or modify it so it becomes non-infringing or, in exchange for the return of the product, credit the customer with the price of the product. 3M shall in all cases be entitled to charge, and the customer shall be obliged to pay, an amount equal to the use of the product from the date of delivery to the date the claim was lodged. If 3M has modified or developed a new product further to the customer's instructions or specifications, the customer shall reimburse 3M in full for any and all costs and damages that might be incurred and payable as a result of the modified or new product infringing third party intellectual property rights.

Force Majeure

28. If either party is prevented from performing its obligations due to force majeure, the other party may not impose any sanctions for this reason. However, if the impediment relates to the ability for the customer to effect payments, 3M shall be entitled to withhold delivery of the product until payment has been effected. If the impediment to effecting payments lasts for more than four (4) weeks, 3M shall be entitled to cancel the purchase.
29. The term "force majeure" means that performance is prevented, aggravated or delayed due to war, rebellion or riot, mobilization or unexpected call-up for military service of similar dimensions, requisition, seizure, currency restrictions, export or import restrictions, general scarcity of merchandise, shortage of transportation, labour dispute, natural disasters, restrictions on fuel and power, fire, defects or delays in deliveries from sub-contractors due to any of the above, as well as any other circumstance beyond the control of the party.

Governing Law and Disputes

30. The parties' agreement and any disputes hereunder shall be governed by Danish law without regard to its conflict of law provisions. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply.
31. Any legal action relating to these General Terms and Conditions and all legal relationships associated with it shall be finally settled by arbitration in accordance with the Rules of Arbitration Procedure of the Danish Institute of Arbitration. The Chairman's Committee shall be composed of a sole arbitrator, unless the Chairman's Committee, taking into account the complexity of the case, the amount in dispute and other circumstances, decide that the dispute shall be resolved by three arbitrators. The seat of arbitration shall be Copenhagen. The language to be used in the arbitral proceedings shall be English.
32. Notwithstanding the above, 3M shall be entitled to turn to the district court where the customer has its legal domicile as regards claim for payment due.
33. The parties undertake, indefinitely, not to disclose the existence or contents of any judgment or decision related to or in connection with these General Terms and Conditions or any information regarding negotiations or arbitral proceedings in connection therewith. This confidentiality undertaking shall not apply in relation to information which a party is required to disclose by law, pursuant to an order of a governmental authority, pursuant to applicable stock exchange rules, or which may be required for the enforcement of a judgment or an award.
34. The fact that a dispute has occurred does not exempt the customer from making any payment due or from performing any other obligations.

Miscellaneous

35. The failure by either party to enforce a breach of the agreement or to exercise its rights due to such breach shall not be deemed a waiver of such rights to enforce any future breach of the agreement.
36. The provisions of these General Terms and Conditions as regards all matters referred to herein is a full and exhaustive description of 3M's obligations and the customer's rights. As regards such matters referred to herein, the customer shall not be entitled to any remedy or damages other than as set out in these General Terms and Conditions.
37. Several manufacturing plants are ISO 9001 certified. However, in some cases 3M provides products from non-certified plants. Please contact us for information on specific products.

November 2021





3M a/s
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Denmark
+45 43 48 01 00
www.3m.dk