

3M Kurzanleitung für
Arbeitsschutzlösungen in der
Schwerindustrie und im Transportwesen

Industriela- ckierung und -beschichtung

Gefahren



Wärmestau



Luftgetragene
Schadstoffe



Augenverlet-
zungen



Expositionsrisiko
für die Haut



Lärm



Arbeiten in
der Höhe

3M Arbeitsschutzlösungen

3M™ Versafo™
Druckluftregler V-500E
[Mehr Info online](#)

3M™ Versafo™ S-Serie
Haube mit doppelter
Ummantelung, S-657
[Mehr Info online](#)



3M™ Versafo™ Gebläseeinheit
TR-819E Starterkit für Lackierarbeiten
[Mehr Info online](#)



3M™ Secure
Click™ HF-800
Halbmasken Serie
[Mehr Info online](#)



3M™ SecureFit™
Überbrillen Serie
3700
[Mehr Info online](#)



3M™ Wiederver-
wendbare Vollmaske
Serie FF-300
[Mehr Info online](#)



3M™ Solus™
1000 Schutz-
brillen Serie
[Mehr Info online](#)



3M™ Wartungs-
freie Halbmaske
der Serie 4000+
[Mehr Info online](#)



3M™ GoggleGear™
6000
Vollsichtbrillen
[Mehr Info online](#)



3M™ Aura™
Partikelmaske
9300+ Gen 3
[Mehr Info online](#)



3M™ Schutzanzug
4532+
[Mehr Info online](#)



3M™ E-A-R™
Push-Ins™
Gehörschutzstöpsel, mit Kordel,
EX-01-020
[Mehr Info online](#)



3M™ E-A-R™
Push-Ins™
Gehörschutzstöpsel, ohne Kordel,
EX-01-021
[Mehr Info online](#)



3M™ E-A-R™
Classic™
Gehörschutzstöpsel, mit Kordel,
311-1101
[Mehr Info online](#)



3M™ E-A-R™ Classic™
Gehörschutzstöpsel, ohne Kordel,
PP-01-002
[Mehr Info online](#)



3M™ PROTECTA®
Auffanggurte
[Mehr Info online](#)



3M™ Protecta® Rebel™
Höhsicherungsgerät
[Mehr Info online](#)